

# Tarif Fluke Outils de Diagnostic

**FLUKE®**

Au: 15-01-2018

Modèle	Art. nr	Description	EUR
--------	---------	-------------	-----

## Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	Multimètre Fluke Connect sans fil	285.00
FLK-3000 FC GM	4467750	Kit maintenance Générale Fluke Connect sans fil	815.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	Kit HVAC Fluke Connect sans fil	591.00
FLK-3000 FC IND	4465599	Kit Industriel Fluke Connect sans fil	1019.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimètre sans fil Fluke 3000 FC et kit de suspension magnétique TPAK	315.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Multimètre numérique et kit de cordons de luxe	366.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Kit multimètre numérique et testeur de tension pour électricien	407.00
FLK-A3000 FC	4401588	Module pince de courant AC Fluke Connect sans fil	183.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	Kit contenant : Le multimètre, le module pince de courant AC et des accessoires	407.00
FLK-A3001 FC	4459439	Module pince de courant AC Iflex Fluke Connect sans fil	213.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	Kit contenant : Le multimètre, le module pince de courant AC Iflex et des accessoires	438.00
FLK-A3002 FC	4459442	Module de courant AC/DC Fluke Connect sans fil	121.00
FLK-A3003 FC	4629295	Module pince de courant DC 2000 A Fluke Connect sans fil	509.00
FLK-A3004 FC	4629301	Module pince de courant DC 4-20 mA Fluke Connect sans fil	611.00
FLK-T3000 FC	4401563	Module de température type K Fluke Connect sans fil	183.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	Kit contenant : Le multimètre, le module température et des accessoires	407.00
FLK-V3000 FC	4401556	Module de tension AC Fluke Connect sans fil	193.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension AC et des accessoires	407.00
FLK-V3001 FC	4459421	Module de tension DC Fluke Connect sans fil	193.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension DC et des accessoires	407.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension AC, le module de tension DC et des accessoires	662.00

## Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Sd Card Fluke Connect sans fil	95.00
FLK-PC3000 FC	4401602	Adaptateur PC Fluke Connect sans fil	101.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Connecteur Infrarouge Fluke Connect	132.00

## Multimètres numériques

### Multimètres Série 110

Fluke 113/F	3328032	Testeur multimètre automatique	115.00
Fluke 114	2583552	Multimètre à valeur efficace vraie	165.00
Fluke 115	2583583	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	195.00
Fluke 116	2583601	Multimètre/Thermomètre 6000 points à valeur efficace vraie	229.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	415.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	325.00
Fluke 117	2583647	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	239.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	310.00
C50	762823	Sacoche	40.00

### Multimètres Série 170

Fluke 175	1592901	Multimètre 6000 points TRMS	229.00
Fluke 177	1592874	Multimètre 6000 points TRMS	279.00
Fluke 179	1592842	Multimètre 6000 points TRMS/Thermomètre	329.00
C90	466029	Sacoche pour multimètres	40.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	389.00

### Multimètres Série 200

Fluke 233	3469334	Multimètre à affichage distant	325.00
Fluke 279FC	4755570	Multimètre TRMS thermique sans fils	999.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Multimètre TRMS thermique sans fils avec Iflex	1199.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimètre 50 000 points enregistreur	591.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Kit Fluke 287 + FlukeView Forms	693.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimètre 50 000 points enregistreur	642.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Kit Fluke 289 + FlukeView Forms	744.00
C280	3182785	Sacoche	66.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	764.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	815.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
<b>Multimètres Série 20</b>			
Fluke 27II/EUR	3947770	Multimètre industriel durci (IP67)	489.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multimètre industriel durci (IP67)	489.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Multimètre numérique TRMS à sécurité intrinsèque	1274.00
C25	681114	Sacoche pour multimètres	56.00
<b>Multimètres Série 70</b>			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimeter	407.00
C90	466029	Sacoche pour multimètres	40.00
<b>Multimètres Série 80</b>			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimètre numérique	458.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Multimètre numérique TRMS	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Kit combi industriel	599.00
C25	681114	Sacoche pour multimètres	56.00
<b>Multimètres de table</b>			
Fluke 8808A 220V	2802372	Multimètre à 5,5 chiffres	700.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Multimètre à 5,5 chiffres	700.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	895.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	895.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	780.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	780.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1045.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1045.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Multimètre de précision à 1 000 000 points (logiciel + câble)	1235.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Multimètre à 6,5 chiffres	1235.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1375.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1375.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Multimètre de précision à 1 000 000 points (logiciel + câble)	1565.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Multimètre à 6,5 chiffres (avec logiciel et câble)	1565.00
884X-CASE	2675552	Mallette	430.00
884X-RTD	2675468	Sonde de température RTD 100 ohms	565.00
884X-SHORT	2653346	4 fils Short	31.00
884X-USB	2675479	Câble adaptateur USB RS-232	160.00
884X-1G	2675534	Mémoire USB 1 Go	133.00
8845A-EFPT	2742690	Jeu d'adaptateurs à pointe fine étendue	20.00
8845A-TPIT	2742683	Jeu de pointes de sondes de mesure pour circuits intégrés	15.00
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	131.00
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + Câble (8845A/8846A)	281.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	161.00
RS43	946470	RS232 Cable (2 m)	87.00
TL2X4W-PTII	2826215	Pointe de sonde de 2 mm pour cordon de mesure de résistance 2x4 fils	77.00
TL2x4W-TWZ	2723629	Cordon de mesure de résistance 2x4	100.00
Y8022	708297	IEEE-488 Shielded Interface Cable 2m	523.00
Y8846S	2675518	Kit de montage en rack (8845A/8846A)	122.00
Y8846D	2771721	Kit de montage en rack, double (8845A/8846A)	165.00
<b>Automobile</b>			
Fluke 88V/A	2117440	Kit multimètre pour applications automobiles	713.00
<b>Pinces multimètres</b>			
Fluke 323	4152628	Pince multimètre TRMS	129.00
Fluke 324	4152637	Pince multimètre TRMS	169.00
Fluke 325	4152643	Pince multimètre TRMS	229.00
Fluke 353	2840252	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	611.00
Fluke 355	2840265	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	764.00
Fluke 365	3790607	Pince-multimètre 200A AC/DC TRMS à mâchoire détachable	254.00
Fluke 368 FC	4709907	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 40 mm	689.00
Fluke 369 FC	4709934	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 61 mm	689.00
Fluke 373	3790564	Pince multimètre 600A TRMS AC	254.00
Fluke 374FC	4696001	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	356.00
Fluke 375FC	4695932	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	427.00
Fluke 376FC	4695861	Pince de courant 1000A AC/DC TRMS sans fil avec iFlex Fluke Connect	489.00
Fluke 381	3610452	Pince multimètre écran détachable 1000A TRMS AC/DC + iFlex	570.00
Fluke 902 FC	4695814	Pince multimètre HVAC TRMS sans fil	285.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit FI323 + FL62MAX+ + 1AC	254.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	325.00
Fluke i2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe 18"	132.00
Fluke i2500-10	3676410	i2500-10 iFlex 10"	132.00
H3	1608458	Etui (Série 330)	44.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
<b>Testeurs électriques</b>			
Fluke 1000FLT	4472387	Testeur de lampes fluorescentes	234.00
T6-1000/EU	4910257	Testeur électrique avec FieldSense™, round	249.00
T6-600/EU	4910322	Testeur électrique avec FieldSense™, round	189.00
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	33.00
Fluke T5-600	659612	Testeur électrique	159.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	259.00
Fluke T5-1000	659570	Testeur électrique	179.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Kit de test électrique avec étui et Fluke 1AC II	199.00
Fluke T90	4016945	DETECTEUR TENSION/CONTINUITÉ (VAT selon EN 61243)	59.00
Fluke T110	4016950	DETECTEUR TENSION/CONTINUITÉ (VAT selon EN 61243) HAUTE IMPEDANCE	84.00
Fluke T130	4016961	DETECTEUR TENSION/CONTINUITÉ (VAT selon EN 61243) HAUTE IMPEDANCE AVEC LCD	124.00
Fluke T150	4016977	DETECTEUR TENSION/CONTINUITÉ OHM (VAT selon EN 61243) HAUTE IMPEDANCE AVEC LCD	144.00
Fluke 2042	2435038	Localisateur de câbles (récepteur + transmetteur)	744.00
Fluke 2042T	2435045	Localisateur de câbles (transmetteur)	387.00
Fluke 9040EUR	4014969	Indicateur de rotation de phase	199.00
Fluke 9062	2435077	Indicateur de rotation de moteur et de phase	183.00
LVD1	4571403	Lampe / Détecteur de tension	35.00
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	39.00
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	33.00
Fluke 1AC II	2432967	VoltAlert	30.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Pack de 5 VoltAlert	109.00
FLK2AC/200-1000VC	3611972	Détecteur tension format stylo 200v-1000v ac	28.00
FLK2AC/200-1000V5	3806487	Volt Alert 2AC, 200-1000V, pack de 5 au prix de 4	99.00
FLK2AC/90-1000V	3807928	Détecteur tension format stylo 90v-1000v ac	28.00
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Volt Alert 2AC, 90-1000V, pack de 5 au prix de 4	99.00
PRV240	4566209	Source de tension	152.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Kit Multimètre Fluke 117 / source de tension PRV240	305.00
PRV240FS	4910310	Source de référence T6/NCV	159.00
<b>Laser Levels</b>			
Fluke-3PR	4811457	Niveau laser 3 points, rouges	199.00
Fluke-3PG	4811469	Niveau laser 3 points, verts	219.00
Fluke-180LR	4811504	Niveau laser 2 lignes, rouges	259.00
Fluke-180LG	4811491	Niveau laser 2 lignes, vertes	319.00
Fluke-180LG System	4811519	Laser ligne verte avec détecteur LDG	379.00
Fluke-180LR System	4811528	Laser ligne rouge avec détecteur LDR	329.00
Fluke-LDR	4811543	Détecteur de ligne laser rouge	89.00
Fluke-LDG	4819919	Détecteur de ligne laser verte	99.00
PLS-20513	4791765	Télescope Trépied 9 FT 6 IN	180.00
PLS-20295	4845009	Support magnétique mural pour Laser 3, 5,180,480	51.00
PLS-20512	4845027	Trépied Standard 5/8 X 11	107.00
PLS-21502	4919812	Extension trépied PLS3/180	10.00
<b>Téléètres laser</b>			
Fluke 414D	4106830	Téléètre laser	129.00
Fluke 419D	4106853	Téléètre laser	249.00
Fluke 424D	4106866	Téléètre laser	359.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Kit téléètre laser et Thermomètre	219.00
<b>Battery Analyzers</b>			
Fluke BT510	4489970	Analyseur de batterie	2651.00
Fluke BT520	4489981	Analyseur de batterie	3314.00
Fluke BT521	4489996	Analyseur de batterie haute performance	3722.00
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BTL10	4542264	Sondes standards pour Analyseur de batterie	330.00
BTL20	4542273	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (sans sonde de température)	499.00
BTL21	4542286	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (avec sonde de température)	621.00
BTL-A	4542258	Adaptateur tension/courant	40.00
BC500	4542299	Chargeur AC	121.00
BP500	4542300	Batterie au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh	101.00
BT500	4561297	Pointes de touches de remplacement. 10 x pointes de touches, 2 x capuchons sondes longues, 2x capuchons sondes courtes	121.00
i410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	254.00
<b>Testeurs d'isolement</b>			
Fluke 1503	2427883	Contrôleur d'isolement	415.00
Fluke 1507	2427890	Contrôleur d'isolement	515.00
Fluke 1550C	3665021	Megohmmètre numérique 5000v	3569.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Megohmmètre numérique 5000v kit luxe	3875.00
Fluke 1555	3665056	Megohmmètre numérique 10000v	4283.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Megohmmètre numérique 10000v kit de luxe	4589.00
Fluke 1577	2157280	Multimètre d'isolement	611.00
Fluke 1587T	2517605	Multimètre d'isolament (Telecom)	713.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke 1587 FC	4691215	Multimètre / testeur d'isolement sans fil Fluke Connect	764.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Kit de dépannage moteur & variateur Fluke Connect : 1587, 9040, I400	1019.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit de dépannage électrique et isolement Fluke Connect : 1587, 62MAX, i400	917.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect avec pince i400	815.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	149.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00

### Testeurs d'installations

Fluke 1662 SCH	4546944	Testeur d'installation à mémoires Schuko	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Testeur d'installation avec test Dif type B Schuko	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Testeur d'installation FC avec pré-test d'isolement Schuko	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Cordon secteur, Schuko (EU)	59.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	549.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	729.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00
ES165X	2104706	Kit de piquets de test de terre (série 1650)	152.00
TP165X	2107742	Sonde à bouton de test avec cordon (série 1650)	81.00
TL165X	2107756	Jeu de cordons standard (série 1650)	111.00
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	40.00

### Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	549.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	729.00

### Testeurs de terre

Fluke 1621	2840276	Testeur de terre	611.00
Fluke 1630-2 FC	4829532	Pince de boucle de terre et de courant de fuite	1399.00
Fluke 1630-2	4829515	Pince de boucle de terre et de courant de fuite (Non FC)	1399.00
Fluke 1623-2	4325155	Testeur de terre GEO de base	1376.00
Fluke 1625-2	4325162	Testeur de terre GEO avancé	2294.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Kit testeur de terre GEO de base	2345.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Kit testeur de terre GEO avancé	3365.00
Earth Stake	4325492	Geo Earth Ground Tester, Earth stake	63.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Bobine câble 25m, Bleu	63.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Bobine câble 25m, Vert	63.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Bobine câble 50m, Red	70.00
C1620	4359042	Mallette de transport	197.00
ES-162P3-2	4359377	Jeu de piquets pour les mesures à 3 pôles	244.00
ES-162P4-2	4359389	Jeu de piquets pour les mesures à 4 pôles	356.00

### Outils de mesure de la qualité de l'air en intérieur

Fluke 922	2679822	Débitmètre	611.00
Fluke 922/Kit	2679831	Débitmètre Kit	713.00
Fluke 971	2418208	Thermomètre & Hygromètre	244.00
Fluke 975	2519364	Testeur de la qualité de l'air	2039.00
Fluke 975V	2666111	Testeur de la qualité de l'air avec vitesse	2345.00
Fluke CO-220	664711	Mesureur de monoxyde de carbone	509.00
Fluke RLD2	3387163	Détecteur de fuites par lampe de poche	50.00
CO-205	664714	Kit d'aspiration	172.00
975VP	2631538	Sonde de vitesse de l'air	458.00
PT12	2740212	Tube pitot de 30,48 cm	112.00
Fluke 985	4131397	Compteur de particules	4283.00

### Thermomètres numériques

Fluke 51 II	1281142	Thermomètre	325.00
Fluke 52 II	1281139	Thermomètre	407.00
Fluke 53 II B	3821096	Thermomètre 1 entrée	468.00
Fluke 54 II B	3821081	Thermomètre 2 entrées	560.00
Fluke 61	1643896	Thermomètre à infrarouge	193.00
Fluke 62 MAX	4130474	Thermomètre à infrarouge	91.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Thermomètre à infrarouge	101.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	259.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Kit télémètre laser et Thermomètre	219.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit FI323 + FL62MAX+ + 1AC	254.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	415.00
Fluke 63	2148281	Thermomètre à infrarouge	264.00
Fluke 64 MAX	4856105	Thermomètre infrarouge multifonction D:S 20:1	129.00
Fluke 561	2558118	Thermomètre multifonction	193.00
Fluke 566	2837799	Thermomètre multifonction	407.00
Fluke 568	2837806	Thermomètre multifonction	509.00
Fluke 568Ex	4321662	Thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque	1274.00
Fluke 572-2	4328074	Thermomètre à infrarouge	611.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke FP	2644169	FoodPro Thermomètre	121.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Thermomètre	203.00
C50	762823	Sacoche	40.00
H6	2152040	Etui (Fluke 63, 66, 68 & 561)	31.00
80PR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	72.00

### Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Thermomètre visuel infrarouge	556.00
Fluke VT04A	4485211	Thermomètre visuel infrarouge	505.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	41.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	41.00

### Caméras infrarouges

#### Série Performance

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Camera thermique, focale fixe	1195.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Camera thermique, focale fixe	1395.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Camera thermique, focale fixe	1995.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Camera thermique, mise au point manuelle	2395.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Camera thermique, mise au point manuelle	2395.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Camera thermique, focale fixe	2695.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Camera thermique, mise au point manuelle	2995.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Camera thermique, mise au point manuelle	2995.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Camera thermique, focale fixe	3395.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Camera thermique, mise au point manuelle	3695.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Camera thermique, mise au point manuelle	3695.00
Fluke TIS75 30Hz	4754443	Camera thermique, mise au point manuelle	3995.00
Fluke TIS75 9Hz	4754437	Camera thermique, mise au point manuelle	3995.00

#### Série Professionnelle

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Caméra infrarouge, 9Hz	5095.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Caméra infrarouge, 60Hz	5095.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Caméra infrarouge, 9Hz	5495.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Caméra infrarouge, 60Hz	5495.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Caméra infrarouge, 9Hz	6795.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Caméra infrarouge, 60Hz	6795.00
Fluke TI450 9HZ	4764729	Camera thermique, mise au point manuelle	7495.00
Fluke TI450 60Hz	4764707	Camera thermique, mise au point manuelle	7495.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Caméra thermique pour détection de fuites de gaz	15399.00
Fluke Ti450 PRO 60Hz	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Caméra infrarouge	7899.00
Fluke Ti450 PRO 9Hz	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Caméra infrarouge	7899.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Caméra infrarouge	13295.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge	13295.00

#### Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TI480 60Hz	4842086	Caméra infrarouge; 640x480; 60 HZ, SR	12995.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Caméra infrarouge; 640x480; 9 HZ, SR	12995.00
Fluke TiX500 9Hz	4736664	Caméra infrarouge; 320 x 240; 9 Hz	8495.00
Fluke TiX500 60Hz	4736635	Caméra infrarouge; 320 x 240; 60 Hz	8495.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Caméra infrarouge; 320 x 240; 9 Hz	10995.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Caméra infrarouge; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	10995.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Caméra infrarouge; 320 x 240; 60 Hz	10995.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Caméra infrarouge; 320 x 240; IS	12995.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Caméra infrarouge; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	12995.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Caméra infrarouge; 320 x 240; IS	12995.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Caméra infrarouge; 640x480; 60 HZ, SR	15995.00
Fluke TiX580 9Hz	4841945	Caméra infrarouge; 640x480; 9 HZ, SR	15995.00
Fluke TiX5xx-Neck	4574715	Sangle de cou réglable	30.00
Fluke TiX5xx-SBP4	4597142	Batterie additionnelle	130.00
Fluke TiX5xx Hand	4574703	Sangle de main réglable	15.00
Fluke TiX5xx-HDMI	4615511	Câble vidéo HDMI	20.00
Fluke TiX5x-Lens Cap	4550697	Protection d'objectif	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Oreillette Bluetooth	75.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base de rechargement (Ti200/Ti300/Ti400)	170.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Téléobjectif IR 4X pour TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	5799.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Objectif IR Macro 25Micron pour TiX560-TiX520	4195.00

#### Accessoires pour les caméras infrarouges

Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	78.00
Ti-Visor3	4335377	Pare-soleil pour caméra Infrarouge	75.00
Ti-Tripod	3511872	"Adaptateur pour fixation sur trépied compatible avec cameras	108.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	99.00
Ti-Tripod3	4335389	Accessoire de fixation pour trépied	95.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Téléobjectif infrarouge (Ti32/TiR32)	1346.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Objectif grand angle infrarouge (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Téléobjectif infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1295.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Objectif grand angle infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1295.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Téléobjectif IR 4X pour TIX560-TIX520-TI400-TI300-TI200	5799.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Objectif IR Macro 25Micron pour TIX560-TIX520	4195.00
Ti-Car Charger	3039779	Chargeur allume cigare (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	120.00
Ti20-RBP	2577796	Pack batterie rechargeable (Ti20)	173.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Chargeur de Batterie Lion Ti32/TiR32)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base de rechargement (Ti200/Ti300/Ti400)	170.00

### Thermal Imagers IR-Windows

FLK-050-CLKT	3460346	Hublot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	172.00
FLK-075-CLKT	3460387	Hublot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	218.00
FLK-100-CLKT	3460439	Hublot IR 100 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	300.00
Fluke CV200	4326955	Hublot infrarouge 50 mm, loquet manuel	223.00
Fluke CV300	4326962	Hublot infrarouge 75 mm, loquet manuel	295.00
Fluke CV301	4338164	Hublot infrarouge 75 mm, loquet a cle de securite	305.00
Fluke CV400	4326996	Hublot infrarouge 100 mm, loquet manuel	407.00
Fluke CV401	4338173	Hublot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite	417.00

### Instruments ScopeMeter

#### ScopeMeters Industriel

Fluke 123B/EU	4755659	ScopeMeter industriel 20MHZ, EU	1529.00
Fluke 123B/INT	4755710	ScopeMeter industriel 20MHZ, INT	1529.00
Fluke 124B/EU	4755731	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	1835.00
Fluke 124B/INT	4755793	ScopeMeter industriel 40MHZ, INT	1835.00
Fluke 125B/EU	4755818	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	2192.00
Fluke 125B/INT	4755876	ScopeMeter industriel 40MHZ, INT	2192.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	ScopeMeter industriel + SCC 20MHZ, EU	1937.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	ScopeMeter industriel + SCC 20MHZ, INT	1937.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2243.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, INT	2243.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2600.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, INT	2600.00

#### Série 190 ScopeMeter

Fluke 190-204/EU	3894409	Scopemeter industriel 4 voies 200mhz	4487.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Scopemeter industriel 4 voies 200mhz+SCC	4892.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Scopemeter industriel 4 voies 100mhz	3926.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Scopemeter industriel 4 voies 100mhz+SCC	4327.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Scopemeter industriel 2 voies 60mhz	2835.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Scopemeter industriel 2 voies 60mhz+SCC	3235.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Scopemeter industriel 2 voies 100mhz	3487.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Scopemeter industriel 2 voies 100mhz+SCC	3888.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Scopemeter industriel 2 voies 200mhz	3936.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Scopemeter industriel 2 voies 200mhz+SCC	4337.00
Fluke 190-502/EU	4025623	Scopemeter industriel 2 voies 500mhz	4849.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz UNI	4849.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz	5250.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz UNI+SCC	5250.00
Fluke 190-504/EU	4419875	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz	5026.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz UNI	5026.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz+SCC	5426.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz+SCC UNI	5426.00

#### Accessoires pour ScopeMeter

AC120	646163	Pinces crocodile industrielles	44.00
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	111.00
BB120	646171	Fiche banane pour adaptateur BNC	51.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	46.00
BC190/808	1282244	Chargeur de batteries/adaptateur secteur UNIVERSAL (série 190)	188.00
BC190/820	4328652	Chargeur de batteries/adaptateur secteur universel 100-240V ±10%	184.00
BC430/820	4328676	Chargeur de batteries/adaptateur secteur universel 100-240V ±10%	137.00
BHT190	3379374	Ensemble d'adaptateurs de dérivation	361.00
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	101.00
BP190	677390	Pack Batterie NiMH (série 190)	203.00
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	240.00
BP291	3894688	Batterie Li-ion double capacité, pour Fluke 190-seriesII	336.00
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	110.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	138.00
C125	646858	Sacoche	51.00
C190	677401	Mallette (série 190)	258.00
C195	677408	Sacoche	239.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
C290	3894803	Valise rigide de transport	215.00
CS20MA	677393	Shunt de courant 4-20 mA	99.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	106.00
HC120	646668	Pinces à crochet	58.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	51.00
HC200	2086410	Pinces à crochet	41.00
HH290	3894844	Hanging Hook, ScopeMeter Series 190 II	75.00
MA190	1567481	Kit d'accessoires pour usage médical (série 190)	455.00
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	164.00
PM8907/801	613999	Chargeur de batteries/adaptateur secteur EUR (série 120)	123.00
PM8907/807	624764	Chargeur de batteries / adaptateur secteur	123.00
PM8907/808	614039	Chargeur de batteries/adaptateur secteur UNIVERSAL (série 120)	146.00
PM9080	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	272.00
PM9081	916093	Fiche banane double pour adaptateur femelle BNC	52.00
PM9082	916163	Fiche banane double pour adaptateur mâle BNC	52.00
PM9091	935598	Câbles coaxiaux BNC (1,5 m)	123.00
PM9092	935601	Câbles coaxiaux BNC (0,5 m)	106.00
PM9093	935593	Adaptateur BNC mâle/femelle	71.00
PM9096/201	651742	Sonde capacitive	339.00
RS120-III	4023947	Probe Accessory Replacement Set	111.00
RS400	3894867	Probe Replacement Set, for VPS400 Probes	88.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	158.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	510.00
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	468.00
SCC128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	727.00
SCC198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	915.00
SCC190	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	655.00
SCC290	3894826	Valise rigide de transport et logiciel	400.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	46.00
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	253.00
STL120-III	4023901	Shielded Test Lead	194.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	163.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	362.00
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	71.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	190.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	46.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHZ 600V CAT IV	158.00
VPS101	3086317	Jeu de sondes de tension 01:01, noir, 30 MHz, 1,2 m	221.00
VPS210-G	3086247	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS210-R	3086235	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS212-G	3086286	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 2,5 m	221.00
VPS212-R	3086273	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 2,5 m	221.00
VPS220-G	3086300	Jeu de sondes de tension 100:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS220-R	3086299	Jeu de sondes de tension 100:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS40-III	4023920	Voltage Probe	128.00
VPS410-II-B	4276937	Jeu de sondes de tension 10:1,bleu, 500 MHz	211.00
VPS410-II-G	4276943	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz	211.00
VPS410-II-R	4276928	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 500 MHz	211.00
VPS410-II-V	4276955	Jeu de sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz	211.00
VPS420-R	3894783	Sonde de tension renforcé rouge/noire	245.00
VPS420-B	4411541	Sonde de tension renforcé bleue/noire	245.00
VPS420-G	4411565	Sonde de tension renforcé grise/noire	245.00
VPS420-V	4411583	Sonde de tension renforcé verte/noire	245.00
VPS510-R	4025781	Voltage Probe set 500 MHZ 10:1 Rouge	211.00
VPS510-B	4025796	Voltage probe set 500 MHZ 10:1 Bleu	211.00
VPS510-G	4025801	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Gris	211.00
VPS510-V	4025812	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Vert	211.00

### Instruments de qualité d'énergie

Fluke 345	2584181	Pince multimètre	1580.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit de mise à jour 430-II analyseur de moteur	1995.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	EnergiMètre nouvelle génération sans pinces	3990.00
Fluke 434-II	4116638	EnergiMètre nouvelle génération	4610.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	EnergiMètre nouvelle génération/International	4610.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances sans pinces	5332.00
Fluke 435-II	4116661	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances	5919.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	EnergiMètre nouvelle génération/International	5919.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7557.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8189.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	EnergiMètre nouvelle génération/International	8189.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique , sans pinces ni FC Wifi carte SD	6670.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique , sans FC carte WiFi SD	7290.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version EU/US	2499.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version internationale	2499.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke 1732/B	4706566	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version basic	2199.00
Fluke 1732/Upgrade	4920958	Mise à jour de 1732 en 1734	256.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée EU/US	2799.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée internationale	2799.00
Fluke 1734/B	4706582	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée sans pince	2499.00
Fluke 1734/WINTL	4710227	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version sans fil internationale	2799.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Enregistreur de qualité d'énergie portable, version U.E./É.-U.	3999.00
Fluke 1736/B	4563561	Enregistreur de qualité d'énergie portable (sans sonde)	3799.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Enregistreur de qualité d'énergie portable, version internationale	3999.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable, version U.E./É.-U.	4499.00
Fluke 1738/B	4588378	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable (sans sonde)	3999.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable, version internationale	4499.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	3495.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	3495.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Enregistreurs de qualité d'énergie sans iFlex, version EUS	3195.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	3495.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	3495.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	3195.00
1742-6/Upgrade	4920964	Mise à jour de 1742 en 1746	1709.00
1742-8/Upgrade	4920973	Mise à jour de 1742 en 1748	3162.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	4795.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	4795.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	4495.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	4795.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	4795.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	4495.00
1746-8/Upgrade	4920986	Mise à jour de 1746 en 1748	1709.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	5995.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	5995.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	5695.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sonde 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	5995.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	5995.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	5695.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	11617.00
Fluke 1760	2630744	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	13460.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	15919.00
Fluke 1760TR	2637634	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	17760.00
Fluke VR1710	3030923	Enregistreur de la qualité de tension monophasée	857.00
C1740	4116762	Sacoche souple pour 174X et 43X-II	202.00
C437-II	4116743	Valise rigide de transport 430 Series II à roulettes	482.00
EPE-Training-F/EU	4792360	Kit de formation Fluke EPE (Electrical Power Explained) - Français	199.00
Fluke-435-II/EPE-F	4816720	ÉnergiMètre Fluke 435-II et Kit de formation Fluke EPE (Electrical Power Explained) - Français	6020.00

#### Accessoires pour instruments de qualité d'énergie

1743/1744 Poleset	3024485	Kit de montage (Fluke 7143/1744)	40.00
3140R	2650136	Sonde de courant, 400 A	370.00
3210-PR-TF-II	4531769	Sondes flex 1000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	611.00
3310-PR-TF-II	4531778	Sondes flex 5000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	815.00
3PHVL-1730	4344712	Ensemble de cordons triphasés + Neutre (1730)	83.00
3312-PR-TF-II	4531784	Sondes flex 5000A 122 cm pour Fluke 1750 (48 pouces)	1019.00
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	101.00
BE345	2839604	Adaptateur/secteur (Fluke 345)	151.00
BC430/820	4328676	Chargeur de batteries/adaptateur secteur universel 100-240V ±10%	137.00
BP1730	4389436	Pack batterie Li Ion 3,7V 2500mAh (1730)	39.00
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	110.00
C17xx	4637381	Étui pour FLUKE-17xx	114.00
CS1750	2673962	Mallette (Fluke 1750)	250.00
1730 Hanger	4358028	Kit de suspension (1730)	55.00
1730 Cable	4395217	Câble pour entrée auxiliaire (1730)	29.00
1750/Case	2650124	Mallette (Fluke 1750)	539.00
FLUKE-1736/UPGRADE	4563589	Kit d'upgrade Fluke 1736 vers Fluke 1738	799.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	1067.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	5338.00
FS17X5-TF-II	4531791	Kit sondes flex 3000A 4 phases pour Fluke 1735 & 1745	1571.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Kit sondes flex 3000A IP65 4 phases pour Fluke 1743 / 4	1745.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sondes flex 3000A 1 phase pour Fluke 1735 & 174X	393.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adaptateur entrée AUX 173X	133.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Cordon de test pour Fluke 173x; 0.1m	40.00
Fluke 17xx TL 1.5M	4715392	Cordon de test pour Fluke 173x; 1.5m	30.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Kit sondes flex FS3000/ 6000A 4 phases 36 pouces	1567.00
GPS430-II	4693803	Module de synchronisation GPS (série 430-II)	1529.00
GPS-Time Sync	2539223	Module de synchronisation GPS (Fluke 1760)	419.00
i17XX-flex1500	4637328	Sonde iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx	162.00
i17XX-flex3000	4637343	Sonde iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx	172.00
i17XX-flex6000	4637362	Sonde iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx	183.00



Modèle	Art. nr	Description	EUR
i17XX-flex1500/3pk	4637337	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx - Pack de 3	468.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx, pack de 3	499.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de trois	529.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	611.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	652.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de 4	693.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Jeu de mini-pinces de courant 1-phasé	459.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	527.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	709.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	459.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	527.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	709.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	527.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	709.00
i40S-EL	4637396	Pince de courant i40s-EL pour Fluke 17xx	203.00
i40S-EL/3pk	4637409	Pinces de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, pack de 3	580.00
i400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	152.00
i400s	2277202	Pince de courant AC (400 A)	274.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	396.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Pack de 4 sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	1206.00
i5s	2508467	Pince de courant AC (5 A)	509.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	315.00
i5sPQ3	2457508	Pack de 3 pince de courant (5A)	1223.00
IEEE519/REPORT	4589748	Licence logiciel pour reporting IEE519	509.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Sondes magnétiques pour cordons 4mm, pack de 4	91.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB to Serial RS232 Adapter	45.00
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	164.00
PM9080	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	272.00
TLS430	2157713	Cordons de mesure et pinces crocodile (4 noirs, 1 verte) - série 430	122.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	378.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Transformateur de courant à pince 50A/5A (Fluke 1760)	378.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Transformateur de courant à pince 200A/20A (Fluke 1760)	378.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm (18in)	447.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	Flex 200/1000A pour Fluke 1760, 61 cm (24in)	447.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	Flex 3000/600A pour Fluke 1760, 91 cm (36in)	878.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, Dolphin Clip, Red	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3M	29.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	290.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Shunt AC/DC 20mA (Fluke 1760)	304.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Sonde de tension 10V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Sonde de tension 100V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Sonde de tension 400V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Sonde de tension 600V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Sonde de tension 1000V (Fluke 1760)	463.00
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	239.00
Fluke WiFi/BLE	4591273	Adaptateur USB, WIFI/BLE	179.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	Connecteur de tension IP65	214.00
3PHVL-1730-5M	4920999	Jeu de cordons de mesure de tension 3-phase+N 5m	111.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65	214.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 3	513.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 4	684.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	IFlexi 3KA 60 cm IP65	214.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	513.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	684.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	IFlexi 6KA 90 cm IP65	256.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	IFlexi 6KA 90 cm IP65 par 3	598.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	IFlexi 6KA 90 cm IP65 par 4	769.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi câble extension, 5m	128.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Jeu de cordons ; 1000V CAT III, 0.18 m; Rg/Nr	34.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Kit de suspension	60.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	Antenne de réception GPS	1282.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kit de marqueurs de câbles, 05MM	51.00
MP1-3R/1B	4944790	Sondes magnétiques pour entrées 4mm, 3 rouges 1 noire	85.00

### Testeurs de vibrations

Fluke 805	4094385	Testeur de vibrations	1709.00
Fluke 805 FC	4489229	Testeur de vibrations avec Fluke Connect	1709.00
Fluke 805/ES	4636786		1019.00
Fluke 810	3542635	Testeur de vibrations	9383.00
Fluke 820-2	4550041	Stroboscope à diodes électroluminescentes	872.00
Fluke 830	4454396	Contrôleur d'alignement d'arbre laser	7098.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Support magnétique	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Cales pour Contrôleur d'alignement d'arbre laser	835.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
810S	3530828	Sensor	1417.00
810QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	148.00
810SMM	3530862	Sensor Magnet Mount	208.00
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	28.00
SBP-810	3530843	Smart Battery Pack	264.00

## Calibrateurs de process

### Série 700 Calibrateurs de process

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3695.00
Fluke 705	665091	Calibreur de boucle	744.00
Fluke 707	1617262	Calibreur de boucle	856.00
Fluke 707Ex	2032187	Calibreur de boucles à sécurité intrinsèque	1203.00
Fluke 709	4234350	Calibreur de boucle de précision	849.00
Fluke 709H	4234361	Calibreur de boucle de précision compatible HART	1366.00
Fluke 712B	4387857	Calibreur de sonde RTD	1029.00
Fluke 714B	4387869	Calibreur de sonde thermocouple	1029.00
Fluke 715	620101	Calibreur Volt/mA	1213.00
Fluke 717 1G	2547166	Calibreur de pression (68.9 mbar)	1377.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	1377.00
Fluke 717 100G	1630430	Calibreur de pression (7 bar)	1377.00
Fluke 717 30G	662897	Calibreur de pression (2 bar)	1428.00
Fluke 717 300G	2547175	Calibreur de pression (20 bar)	1377.00
Fluke 717 500G	2547182	Calibreur de pression (34.7 bar)	1377.00
Fluke 717 1000G	2547194	Calibreur de pression (69 bar)	1377.00
Fluke 717 1500G	2547203	Calibreur de pression (103.4 bar)	1525.00
Fluke 717 3000G	2547215	Calibreur de pression (207 bar)	1525.00
Fluke 717 5000G	2547232	Calibreur de pression (345 bar)	1525.00
Fluke 717-10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	1525.00
Fluke 718 30G	665075	Calibreur de pression (2 bar)	2592.00
Fluke 718 1G	2547148	Calibreur de pression (68.9 mbar)	2700.00
Fluke 718 100G	665080	Calibreur de pression (7 bar)	2590.00
Fluke 718 300G	2547153	Calibreur de pression (20 bar)	2692.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (2 bar)	3334.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (7 bar)	3334.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (20 bar)	3334.00
Fluke 719 30G	3315332	Calibreur de pression à pompe électrique (2 bar)	3437.00
Fluke 719 100G	3315344	Calibreur de pression à pompe électrique (7 bar)	3437.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Calibreur de pression électrique, 2 bar	2827.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Calibreur de pression électrique, 10 bar	2827.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Calibreur de pression électrique, 20 bar	2835.00
Fluke 720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	159.00
Fluke-721-1601	4353241	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 6,9 bar	1974.00
Fluke-721-1603	4353283	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 20 bar	1974.00
Fluke-721-1605	4353327	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 34 bar	1974.00
Fluke-721-1610	4353366	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 69 bar	1974.00
Fluke-721-1615	4353401	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 103 bar	1974.00
Fluke-721-1630	4353447	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 200 bar	1974.00
Fluke-721-1650	4353486	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 345 bar	1974.00
Fluke-721-3601	4353252	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 6,9 bar	1974.00
Fluke-721-3603	4353290	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 20 bar	1974.00
Fluke-721-3605	4353330	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 34 bar	1974.00
Fluke-721-3610	4353375	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 69 bar	1974.00
Fluke-721-3615	4353412	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 103 bar	1974.00
Fluke-721-3630	4353458	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 200 bar	1974.00
Fluke-721-3650	4353499	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 345 bar	1974.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Calibreur de pression double entrées 16, 100 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Calibreur de pression double entrées 16, 300 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Calibreur de pression double entrées 16, 500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Calibreur de pression double entrées 16, 1000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Calibreur de pression double entrées 16, 1500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Calibreur de pression double entrées 16, 3000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Calibreur de pression double entrées 16, 5000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Calibreur de pression double entrées 36, 100 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Calibreur de pression double entrées 36, 300 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Calibreur de pression double entrées 36, 500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Calibreur de pression double entrées 36, 1000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Calibreur de pression double entrées 36, 1500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Calibreur de pression double entrées 36, 3000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Calibreur de pression double entrées 36, 5000 PSIG	2580.00
Fluke 724	1553041	Calibreur de température	2263.00
Fluke 725	664133	Calibreur de process multifonctions	3161.00
Fluke 725Ex	2098179	Calibratuer de process multifonction à sécurité intrinsèque	3865.00
Fluke 726	2452080	Calibreur de process multifonction	3620.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke 729 30G FC	4856907	Calibreur de pression automatique , avec FC (2 Bar)	8195.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Calibreur de pression automatique, avec FC (10 Bar)	8195.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Calibreur de pression automatique, avec FC (20 Bar)	8195.00
Fluke 729 30G	4856990	Calibreur de pression automatique (2 Bar)	7995.00
Fluke 729 150G	4856983	Calibreur de pression automatique (10 Bar)	7995.00
Fluke 729 300G	4856976	Calibreur de pression automatique (20 Bar)	7995.00
Fluke 753 EU	4411027	Calibrateur de process multifonctions à mémoires	5221.00
Fluke 754 EU	4400387	Calibrateur de process multifonctions à mémoires	6578.00
Fluke 771	2646347	Pince multimètre Process (mA)	540.00
Fluke 772	3362352	Pince multimètre Process (mA)	712.00
Fluke 773	3362365	Pince multimètre Process (mA)	1009.00
Fluke 787B	4777186	Calibrateur de process	989.00
Fluke 789/E	3977194	Process Meter	1111.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Multimètre process et connecteur sans fil Fluke Connect	1098.00

#### Modules de pression

Fluke-700G01	4353523	Manomètre, -10" to 10" WC (27 mbar)	721.00
Fluke-700G02	4353538	Manomètre, -30" to 30" WC (69 mbar)	721.00
700G04	4096972	Manomètre, +/- 1 bar	721.00
700G05	4097514	Manomètre, 2 bar	721.00
700G06	4097538	Manomètre, 6,9 bar	721.00
700G07	4097561	Manomètre, 34 bar	721.00
700G08	4097592	Manomètre, 69 bar	721.00
700G27	4097545	Manomètre, 20 bar	721.00
700G29	4097605	Manomètre, 200 bar	743.00
700G30	4097610	Manomètre, 345 bar	743.00
700G31	4097622	Manomètre, 690 bar	743.00
Fluke-700GA4	4353545	Manomètre, 1 bar absolu	721.00
Fluke-700GA5	4353550	Manomètre, 2 bar absolu	721.00
Fluke-700GA6	4353561	Manomètre, 6,9 bar absolu	721.00
Fluke-700GA27	4353577	Manomètre, 20 bar absolu	721.00
700HTPK	4124358	Kit pompe hydraulique, 0 à 690 bar	1121.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Kit Premium pompe hydraulique	1468.00
Fluke 700MTH	4623345	Tuyau de pression Premium métrique	540.00
Fluke 700M20TH	4623338	Tuyau de pression Premium M20	540.00
700PCK	100062	Kit d'étalonnage de module de pression	1347.00
Fluke 700PTPK	4124364	Kit pompe pneumatique, 0 à 41 bar	519.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Kit Premium pompe pneumatique	1356.00
700G/TRACK	4123225	Logiciel + câble	399.00
Fluke-700RG05	4353589	Manomètre, 2 bar, Référence	743.00
Fluke-700RG06	4353592	Manomètre, 6,9 bar, Référence	743.00
Fluke-700RG07	4353605	Manomètre, 34 bar, Référence	743.00
Fluke-700RG08	4353610	Manomètre, 69 bar, Référence	743.00
Fluke-700G10	4353654	Manomètre, 140 bar	721.00
Fluke-700RG29	4353622	Manomètre, 200 bar, Référence	824.00
Fluke-700RG30	4353631	Manomètre, 345 bar, Référence	824.00
Fluke-700RG31	4353646	Manomètre, 690 bar, Référence	824.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression	540.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression, 10k	642.00
750P00	4352270	Module de pression effective (0 - 2.5 mbar)	1576.00
750P01	4352281	Module de pression effective (0 - 25 mbar)	1218.00
750P02	4352750	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1218.00
750P22	4352296	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1218.00
750P03	4352738	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1218.00
750P23	4352308	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1218.00
750P04	4352313	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1218.00
750P24	4352324	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1218.00
750P05	4352336	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1218.00
750P06	4352349	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1218.00
750P27	4352351	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1218.00
750P07	4352360	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1218.00
750P08	4352372	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1218.00
750P09	4352385	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1218.00
750P2000	4352397	Module de pression effective (0 - 140 bar)	1218.00
750P29	4352403	Module de pression effective (0 - 200 bar)	1932.00
750P30	4352415	Module de pression effective (0 - 340 bar)	1932.00
750P31	4352426	Module de pression effective (0 - 700 bar)	1932.00
750PA3	4352432	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1401.00
750PA4	4352444	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1401.00
750PA5	4352459	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1401.00
750PA6	4352467	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1401.00
750PA27	4352471	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1401.00
750PA7	4352480	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1401.00
750PA8	4352498	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1374.00
750PA9	4352500	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1374.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
750PV3	4352517	Module de pression effective (-350 mbar)	1374.00
750PV4	4352521	Module de pression effective (-1 bar)	1374.00
750PD2	4352539	Module de pression effective (-70 - 70 mbar)	1374.00
750PD3	4352542	Module de pression effective (-350 - 350 mbar)	1374.00
750PD10	4352556	Module de pression effective (-700 - 700 mbar)	1374.00
750PD4	4352563	Module de pression effective (-1 - 1 bar)	1374.00
750PD5	4352574	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1374.00
750PD50	4352588	Module de pression effective (-1 - 3.5 bar)	1374.00
750PD6	4352595	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1374.00
750PD7	4352602	Module de pression effective (-1 - 14 bar)	1374.00
750PD27	4352616	Module de pression effective (-1 - 20 bar)	1374.00
750R04	4352625	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1374.00
750R06	4352633	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1374.00
750R27	4352640	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1374.00
750R07	4352657	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1374.00
750R08	4352669	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1374.00
750R29	4352678	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2063.00
750R30	4352684	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2063.00
750R31	4352691	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2063.00
750RD5	4352706	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1544.00
750RD6	4352714	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1544.00
750RD27	4352723	Module de pression effective (-0.8 - 20 bar)	1544.00
750P01Ex	4558658	Ex Module de pression effective (0 - 25 mbar)	2400.00
750P24Ex	4558686	Ex Module de pression effective (0 - 1 bar)	2400.00
750P05Ex	4558664	Ex Module de pression effective (0 - 2 bar)	2400.00
750P06Ex	4558673	Ex Module de pression effective (0 - 7 bar)	2400.00
750P27Ex	4558699	Ex Module de pression effective (0 - 20 bar)	2400.00
750P09Ex	4558725	Ex Module de pression effective (0 - 100 bar)	2400.00
750P29Ex	4558702	Ex Module de pression effective (0 - 200 bar)	4100.00
750PA4Ex	4558716	Ex Module de pression effective (0 - 1 bar)	2600.00

#### Accessoires pour calibrateurs de process

700HTH-1	2811795	Flexible de test	900.00
700ILF	1566730	Filtre en ligne	95.00
700LTP-1	2811763	Pompe de test basse pression	1333.00
700-IV	202561	Shunt de courant	475.00
700PMP	617131	Pompe de pression (10 bar)	672.00
700PRV-1	2811808	Clapet de décharge pour 700HTP	1104.00
700PTP-1	2811774	Pompe de test pneumatique	865.00
700SC	667425	Câble d'interface série (Fluke 725/725Ex/726)	227.00
700TC1	620119	Kits de fiches pour thermocouples (10 types)	138.00
700TC2	620127	Kits de fiches pour thermocouples (5 types)	114.00
Fluke 720RTD	4366669	Sonde RTD pour 721, 721Ex et 719PRO	255.00
787CAL 230	662996	Module d'étalonnage (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Chargeur de batteries	308.00
BE9005 240	946652	Dispositif d'exclusion des piles	164.00
BP7235	668225	Pack Batterie NiMH	244.00
C700	606928	Mallette (série 700)	342.00
C789	946694	Sacoche	185.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	149.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1104.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00
BP7240	4022220	753/754 Spare Battery	168.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3299.00
BC7240	4022655	Battery Charger (753/754)	45.00
HART Drywell Cable	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	159.00
Fluke-71x	3345825	Kit de tuyaux	100.00
Fluke 700TLK	3829398	Process Test Lead Kit	135.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Logiciel avec câble	436.00
Fluke 720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	159.00

#### Accessoires généraux

##### Cordons de mesure, points de touches et pinces

80K-15	618113	PROBE, ELECTRONIC AIR CLEANER	279.00
AC175	4101772	Jeu de pinces crocodile filetées	28.00
AC220	1610103	Jeu de sondes à pince crocodile SureGrip	45.00
AC280	1610115	Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip	35.00
AC283	1610144	Jeu de sondes à pince SureGrip	40.00
AC285	1610159	Jeu de sondes à pince crocodile large SureGrip	22.00
AC285-FTP	4073928	Alligator Clips and adaptors (FTP-1, FTPL-1)	26.00
AC288	4617784	Pince crocodile rétractable pour bornier	35.00
AC87	1278079	Grippe-barres industrielles	47.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
AC89	873448	Pince pique-fil industrielle isolée	51.00
BP980	1616807	Kit paire de prises bananes	52.00
FTP-1	3869437	Fuse test probe set	91.00
FTPL-1	3869443	Fuse test probe set with test leads	101.00
H900	1616818	Etui cordons de mesure	31.00
Leadwrap	4083525	Durable Nylon Hook and Loop Fastener, 3 pack	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	50.00
T5-RLS	4089137	Replacement Test Lead Set (T5)	22.00
TL175	3521976	Twist Guard Test Leads	28.00
TL175E	3565554	Twist Guard Test Leads, 4mm	30.00
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip Industrial Test Lead Set	77.00
TL221	2003602	Jeu de cordons d'extension SureGrip	34.00
TL222	2003616	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	34.00
TL223-1	3971184	SureGrip Electrical Test Lead Set	70.00
TL224	1610198	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	30.00
TL225-1	3971191	TL225, Stray Voltage Eliminator test Lead Set	102.00
TL238	2132831	Jeu de cordons SureGrip haute energie	77.00
TL27	668571	Jeu de cordons de mesure industriel	35.00
TL40	1590606	Jeu de cordons de mesure, pointes retractables	50.00
TL71-1	3971207	TL71, Test Lead Set	28.00
TL75-1	3971218	TL75, Test Lead Set	23.00
TL76	2032684	Jeu de cordons de mesure tout-en-un	40.00
TL80A-1	3971229	TL80A, Test Lead Set	73.00
TL81A	1277073	Jeu de cordons de mesure électronique Deluxe	152.00
TL910	1616632	Jeu de cordons de mesure électronique (avec pointes amovibles)	70.00
TL930	1616671	Cordons de raccordement (60 cm)	17.00
TL932	1616680	Cordons de raccordement (90 cm)	19.00
TL935	1616698	Kit de cordons de raccordement (60, 90, 120 cm)	58.00
TL940	1616705	Cordons grippe-fils mini	19.00
TL950	1616710	Cordons pince pique-fils	35.00
TL960	1616722	Cordons grippe-fils micro	19.00
TL970	1616793	Kit de cordons pince pique-fil et grippe-fil	73.00
TLK1550-RTLK	4112351	Integral test lead & 10 kV clamp	221.00
TLK220	2097022	Kit d'accessoires Suregrip	142.00
TLK-225	3971234	TLK225, SureGrip Master Set	152.00
TLK281-1	3971241	TLK281, Automotive Test Lead Kit	135.00
TLK-282-1	3971252	TLK282, DeLuxe Automotive Test Lead Kit	172.00
TLK287	3045631	Kit de cordons de mesure électronique principal	162.00
TLK289	3092521	Kit de cordons de mesure principal pour applications industrielles	162.00
TLK290	2435092	Kit pointes de touche	60.00
TLK291	2435108	Kit de sondes de test à fusibles	60.00
TP1-1	3971265	TP1, Test Probes	17.00
TP175	3521983	TwistGuard test Probes, 2MM dia probe tips	19.00
TP175E	3565568	TwistGuard Test Probes, 2mm dia probe tips with 4mm adapters	21.00
TP2-1	3971283	Tp2, Test Probes	19.00
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip Test Probes	19.00
TP38	1541636	Pointes de touche Slim Reach (isolée)	17.00
TP74	1541649	Pointes de touche forme "lanterne"	19.00
TP80	873455	Pointes de touche pour l' électronique	38.00
TP912	1616644	Pointes de remplacement pour TL910	35.00
TP920	1616659	Kit adaptateur pointes de touche	50.00
<b>Pinces de courant</b>			
80i-110s	114519	Pince de courant AC/DC (100 A)	764.00
90i-610s	201258	Pince de courant AC/DC (600 A)	421.00
i1000s	1568487	Pince de courant AC (1000 A)	611.00
i1010	617735	Pince de courant AC/DC (1000 A)	438.00
i1010 Kit	2096998	Pince de courant AC/DC (1000A) avec sacoche	448.00
i200	664755	Pince de courant AC (200 A)	152.00
i2000 flex	2584912	Pince de courant AC de type flex (2000 A)	305.00
i200s	664760	Pince de courant AC (200 A)	254.00
i30	2584920	Pince de courant AC/DC (30A)	407.00
i3000 flex-4PK	2696367	Pince de courant AC (3000 A), 4-pack	1223.00
i3000s	657202	Pince de courant AC (3000 A)	734.00
i3000s flex-24	2584888	Pince de courant AC de type flex (3000A), 610 mm	468.00
i3000s flex-36	2584901	Pince de courant AC de type flex (3000A), 915 mm	560.00
i30s	2584935	Pince de courant AC/DC (30A)	560.00
i310s	2840309	Pince de courant AC/DC (300 A)	336.00
i400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	152.00
i400s	2277202	Pince de courant AC (400 A)	274.00
I40S-PR (1750)	3949777	Pince de courant 40A (1750)	373.00
i410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	254.00
i410 Kit	2097005	Pince de courant AC/DC (400A) avec sacoche	295.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
i6000s flex-24	2840311	Pince de courant AC (6 000 A)	611.00
i6000s flex-36	2840327	Pince de courant AC (6 000 A)	713.00
i800	2840283	Pince de courant AC (800 A)	219.00
<b>Accessoires de température</b>			
80AK-A	2747812	Adaptateur pour thermocouple	32.00
80BK-A	2747801	Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K)	36.00
80CJ-M	833046	Mini-connecteurs mâles (type J)	24.00
80CK-M	779942	Mini-connecteurs mâles (type K)	24.00
80PJ-1	1288191	Sonde à perle (type J)	26.00
80PJ-9	1288218	Sonde d'usage courant (type J)	66.00
80PJ-EXT	1288234	Kit de câbles d'extension (type J)	59.00
80PK-1	750422	Sonde à perle (type K)	34.00
80PK-10	3439199	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	201.00
80PK-11	2724500	Sonde de température VELCRO	39.00
80PK-18 Kit	3448859	Kit de sonde avec pince pour tuyaux	325.00
80PK-22	2098684	Sonde pour immersion	100.00
80PK-24	2098691	Sonde pour air et gaz	130.00
80PK-25	2098706	Sonde pour pénétration	117.00
80PK-26	2098714	Sonde polyvalente	130.00
80PK-27	2098723	Sonde pour surfaces industrielles	356.00
80PK-3A	874610	Sonde pour surfaces (type K)	223.00
80PK-8	200360	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	183.00
80PK-9	1288229	Sonde d'usage courant (type K)	66.00
80PK-EXT	1288241	Kit de câbles d'extension (type K)	59.00
80PR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	72.00
80PT-25	2104397	Sonde pour pénétration	104.00
80PT-EXT	1288252	Kit de câbles d'extension (type T)	59.00
80T-150UA	3190456	Sonde de température universelle (pour multimètres numériques)	281.00
80TK	736736	Module pour thermocouple (type K)	142.00
<b>Sacoches et étuis</b>			
C10	897744	Etui pour multimètres	27.00
C100	827055	Mallette pour multimètres et accessoires	71.00
C101	2437514	Mallette	66.00
C115	2826063	Sacoche	63.00
C116	2826074	Sacoche	75.00
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	110.00
C125	646858	Sacoche	51.00
C12A	930529	Sacoche pour multimètres	33.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	30.00
C1600	2091049	Mallette pour multimètre et accessoires	40.00
C1620	4359042	Mallette de transport	197.00
C190	677401	Mallette (série 190)	258.00
C195	677408	Sacoche	239.00
C20	708396	Mallette pour multimètres	67.00
C23	1663209	Sacoche	27.00
C25	681114	Sacoche pour multimètres	56.00
C280	3182785	Sacoche	66.00
C33	1664120	Sacoche	30.00
C345	3311173	Sacoche de transport	80.00
C35	2826056	Sacoche	46.00
C43	1663230	Sacoche	84.00
C50	762823	Sacoche	40.00
C510	1547885	Sacoche en cuir pour multimètres	79.00
C520A	1629104	Sacoche en cuir pour testeurs	60.00
C550	1547919	Sacoche à outils	132.00
C75	865535	Sacoche pour accessoires	18.00
C781	619988	Sacoche pour multimètres	97.00
C789	946694	Sacoche	185.00
C800	896220	Mallette pour multimètre et accessoires	72.00
C90	466029	Sacoche pour multimètres	40.00
CXT170	3352567	Sacoche résistante	171.00
CXT280	3352571	Sacoche résistante	171.00
CXT80	3352559	Sacoche résistante	171.00
CXT1000	4628917	Valise de transport durcie modulable	171.00
H3	1608458	Etui (Série 330)	44.00
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	33.00
H6	2152040	Etui (Fluke 63, 66, 68 & 561)	31.00
H15	4111533	Etui pour série T100	29.00
H80M	2138458	Etui + Sangle de suspension avec aimant	42.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
<b>Accessoires pour applications automobiles</b>			
90i-610s	201258	Pince de courant AC/DC (600 A)	421.00
BP880	2150594	Double fiche banane BNC / femelle	15.00
BP881	2151015	Double fiche banane BNC / mâle	18.00
PV350	919811	Module de pression	285.00
RPM80	880849	Sonde inductive	97.00
SCC128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	727.00
SCC198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	915.00
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	253.00
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	71.00
TL28A	1273185	Jeu de cordons de mesure	58.00
TL82	2150636	Jeu d'adaptateurs <<mâle - femelle >> pour applications automobiles	116.00
TP40	1567573	Pointes de touche arrière pour applications automobiles (cinq) (4 mm)	41.00
TP81	2149098	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	56.00
TP82	2149080	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	53.00
TP88	2149102	Jeu de pointes de touche arrière rigides	14.00
<b>Autres accessoires</b>			
80K-40	382846	Sonde haute tension	285.00
80K-6	532424	Sonde haute tension	159.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	106.00
FOM	200428	Instrument à fibre optique	564.00
FOS-850	200433	Source lumineuse à fibre optique	340.00
FOS-850/1300	200441	Source lumineuse à fibre optique	833.00
L200	2096346	Éclairage de sonde	24.00
L205	2098588	Minlampe pour casque	31.00
L206	2098595	Lampe Deluxe pour casque	40.00
L210	2096379	Éclairage + rallonge de sonde	39.00
L215	2096368	Kit SureGrip avec éclairage et rallonge de sonde	89.00
MC50	2092300	Lingettes MeterCleaner (paquet de 50)	89.00
MC6	2092212	Lingettes MeterCleaner (paquet de 6)	13.00
PV350	919811	Module de pression	285.00
SV225	3100477	Adaptateur pour la suppression des tensions parasites	68.00
TPAK	1281997	Kit ToolPak pour accrocher le multimètres	40.00
<b>Fuses</b>			
943121	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	4.65
803293	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	8.55
740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.60
<b>Logiciel</b>			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	149.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + Câble (8845A/8846A)	281.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	161.00
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	131.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	468.00
SCC120F	646692	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	468.00
SCC190	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	655.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	362.00

Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA) et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis par Fluke France. Fluke France ne s'engage vis à vis de ses clients que par une proposition de prix ou une confirmation écrite.

**16** Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA).

**Fluke France S.A.S.**

Parc des Nations

Allée du Ponant Bat T3

95956 ROISSY CDG CEDEX

Téléphone: 01 48 17 37 37

Télécopie: 01 48 17 37 30

E-mail: [info@fr.fluke.nl](mailto:info@fr.fluke.nl)

Web: [www.fluke.fr](http://www.fluke.fr)

10001 - Fluke Test Tools Price List End  
Customer - French  
Rev. 33