

Listino prezzi Fluke strumenti di misura

FLUKE®

Validità dal: 03-07-2017

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
---------	---------	-------------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	Fluke Connect wireless - multimetro digitale wireless	285.00
FLK-3000 FC GM	4467750	Fluke Connect wireless - sistema per la manutenzione generale (GM)	815.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	Fluke Connect wireless - sistema per HVAC	591.00
FLK-3000 FC IND	4465599	Fluke Connect wireless - sistema per l'Industria (IND)	1019.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimetro Fluke 3000FC con kit TPAK per appendere il multimetro	315.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Multimetro digitale con kit "delux" di accessori per elettronici	366.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Multimetro digitale con kit tester tensione a penna	407.00
FLK-A3000 FC	4401588	Fluke Connect wireless - Modulo pinza amperometrica (A) AC	183.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	Fluke Connect wireless - Kit base con A3000	407.00
FLK-A3001 FC	4459439	Fluke Connect wireless - Modulo pinza fessibile IFLEX AC	213.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	Fluke Connect wireless - Kit base con I3000	438.00
FLK-A3002 FC	4459442	Fluke Connect wireless - Modulo di corrente AC/DC	121.00
FLK-A3003 FC	4629295	Modulo pinza amperometrica Fluke Connect, 2000A DC	509.00
FLK-A3004 FC	4629301	Modulo pinza amperometrica Fluke Connect, 4-20mA DC	611.00
FLK-T3000 FC	4401563	Fluke Connect wireless - Modulo di temperatura (T) tipo K	183.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	Fluke Connect wireless - Kit base con T3000	407.00
FLK-V3000 FC	4401556	Fluke Connect wireless - Modulo di tensione (V) AC	193.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	Fluke Connect wireless - Kit base con V3000	407.00
FLK-V3001 FC	4459421	Fluke Connect wireless - Modulo di tensione DC	193.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	Fluke Connect wireless - Kit base con V3001	407.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	Fluke Connect wireless Kit con DMM, AC+DC Voltage Modules	662.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-PC3000 FC	4401602	Fluke Connect wireless - adattatore per PC	101.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Fluke Connect wireless - Connettore infrarosso	132.00

Multimetri digitali

Multimetri Serie 110

Fluke 113	3088053	Multimetro a vero valore rms	125.00
Fluke 114	2583552	Multimetro a vero RMS	165.00
Fluke 115	2583583	Multimetro a vero RMS	195.00
Fluke 116	2583601	Multimetro a vero RMS	229.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	415.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	325.00
Fluke 117	2583647	Multimetro a vero RMS	239.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	310.00
C50	762823	Borsa morbida	40.00

Multimetri Serie 170

Fluke 175	1592901	Multimetro a vero rms	229.00
Fluke 177	1592874	Multimetro a vero rms	279.00
Fluke 179	1592842	Multimetro a vero rms	329.00
C90	466029	Borsa morbida	40.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Kit Combo per elettricisti	389.00

Multimetri Serie 200

Fluke 233	3469334	Multimetro con display remotizzabile	325.00
Fluke 279FC	4755570	Multimetro a vero TRMS con termocamera integrata	999.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Multimetro a vero TRMS con termocamera integrata e pinza flessibile iFlex	1199.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimetro a vero RMS ad uso elettrico con TrendCapture	591.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Multimetro elettrico completo di kit software	693.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimetro a vero RMS ad uso industriale con TrendCapture	642.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Multimetro industriale completo di kit software	744.00
C280	3182785	Borsa morbida	66.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	764.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	815.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Multimetri Serie 20			
Fluke 27II/EUR	3947770	Multimetro industriale (IP67)	489.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multimetro industriale a vero RMS (IP67)	489.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Multimetro digitale a vero valore RMS a sicurezza intrinseca	1274.00
C25	681114	Borsa morbida	56.00
Multimetri Serie 70			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimetro	407.00
C90	466029	Borsa morbida	40.00
Multimetri Serie 80			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimetro	458.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	True RMS Multimeter	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Multimetro industriale completo di kit	599.00
C25	681114	Borsa morbida	56.00
Multimetri da banco			
Fluke 8808A 220V	2802372	Multimetro digitale da 5,5 digit	700.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Multimetro digitale da 5,5 digit	700.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Multimetro da 5,5 digit (software e cavo)	895.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Multimetro da 5,5 digit (software e cavo)	895.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Multimetro da 5,5 digit, kit di puntali 2X4W	780.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Multimetro da 5,5 digit, kit di puntali 2X4W	780.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm	1045.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit	1045.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1235.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1235.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm	1375.00
Fluke 8846A	2577383	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit	1375.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm completo di software	1565.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1565.00
884X-CASE	2675552	Custodia rigida	430.00
884X-RTD	2675468	Sonda di temperatura RTD 100 ohm	565.00
884X-SHORT	2653346	Cortocircuito a 4 fili	31.00
884X-USB	2675479	Cavo adattatore da USB a RS232	160.00
884X-1G	2675534	Memoria USB 1 GB	133.00
8845A-EFPT	2742690	Set adattatore per puntali a punta fine	20.00
8845A-TPIT	2742683	Set puntali CI per sonde per test	15.00
FVF-UG	1576741	Aggiornamento FlukeView Forms	131.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cavo (8845A/8846A)	281.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	161.00
RS43	946470	Cavo RS232 2 m	85.00
TL2X4W-PTII	2826215	Puntali e cavi di test 2 x 4 fili ohm (8845A/8846A)	77.00
TL2x4W-TWZ	2723629	Puntali 2x4 fili ohm con pinze	100.00
Y8021	708289	Cavo IEEE-488 1m (8845A/8846A)	437.00
Y8022	708297	Cavo IEEE-488 2m (8845A/8846A)	510.00
Y8846S	2675518	Kit di montaggio a rack (8845A/8846A)	122.00
Y8846D	2771721	Kit di montaggio a rack doppio (8845A/8846A)	165.00
Automotive			
Fluke 88V/A	2117440	Kit Combo multimetro per automotive	713.00
Multimetri a pinza			
Fluke 323	4152628	Multimetro a pinza a vero RMS	129.00
Fluke 324	4152637	Multimetro a pinza a vero RMS	169.00
Fluke 325	4152643	Multimetro a pinza a vero RMS	229.00
Fluke 353	2840252	Multimetro a pinza a vero RMS AC/DC	611.00
Fluke 355	2840265	Multimetro a pinza a vero RMS AC/DC	764.00
Fluke 365	3790607	Multimetro a pinza 200A, AC vero RMS	254.00
Fluke 368 FC	4709907	Pinza amperometrica Wireless per corredi di dispersione, ganascia 40mm	689.00
Fluke 369 FC	4709934	Pinza amperometrica Wireless per corredi di dispersione, ganascia 61mm	689.00
Fluke 373	3790564	Multimetro a pinza 600A, AC vero RMS	254.00
Fluke 374FC	4696001	Pinza amperometrica Wireless 600A AC/DC a vero TRMS	356.00
Fluke 375FC	4695932	Pinza amperometrica Wireless 600A AC/DC a vero TRMS e filtro VSD	427.00
Fluke 376FC	4695861	Pinza amperometrica Wireless 1000A AC/DC a vero TRMS, dotata di pinza iFlex	489.00
Fluke 381	3610452	Multimetro a pinza 1000A, vero RMS con display removibile e iFLEX	570.00
Fluke 902 FC	4695814	Pinza amperometrica a vero RMS per applicazioni HVAC	285.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit Fluke 62MAX+/323/1AC	254.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	325.00
Fluke i2500-18	3676405	Sonda flessibile Fluke i2500 - 18 inch	132.00
Fluke i2500-10	3676410	Sonda flessibile Fluke i2500-10 inch	132.00
H3	1608458	Custodia con tasca per multimetri a pinza (Serie 330)	44.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Tester elettrici			
Fluke 1000FLT	4472387	Tester per lampade fluorescenti	234.00
Fluke T5-600	659612	Tester elettrico	159.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	259.00
Fluke T5-1000	659570	Tester elettrico	179.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Kit composto da T5-1000, H5, 1AC	199.00
Fluke T90	4016945	Tester di tensione e continuità	59.00
Fluke T110	4016950	Tester di tensione e continuità con carico selezionabile	84.00
Fluke T130	4016961	Tester di tensione e continuità con LCD, carico selezionabile	124.00
Fluke T150	4016977	Tester di tensione e continuità con LCD, Ohm, carico selezionabile	144.00
Fluke 2042	2435038	Rilevatore di cavi (ricevitore + trasmettitore)	744.00
Fluke 2042T	2435045	Rilevatore di cavi (Trasmettitore)	387.00
Fluke 9040EUR	4014969	Indicatore di rotazione delle fasi	199.00
Fluke 9062	2435077	Indicatori del senso ciclico delle fasi e di rotazioni dei motori	183.00
LVD1	4571403	Rivelatore di tensione a torcia	35.00
LVD2	2740300	Rivelatore di tensione a torcia in formato penna	39.00
H5	649365	Custodia per tester elettrico (Fluke T5)	33.00
Fluke 1AC II	2432971	Rilevatore di tensione	30.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Confezione da 5 rilevatori di tensione	109.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Rilevatore ACV 200-1000V	28.00
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Rilevatore ACV 200-1000V, confezione da 5 pezzi	99.00
PRV240	4566209	Unità di prova	152.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Multimetro digitale Fluke 117/Unità di prova Fluke PRV240	305.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	Livella laser a 3 punti (laser Rosso)	199.00
Fluke-3PG	4811469	Livella laser a 3 punti (laser Verde)	219.00
Fluke-180LR	4811504	Livella laser a 2 linee (laser Rosso)	259.00
Fluke-180LG	4811491	Livella laser a 2 linee (laser Verde)	319.00
Fluke-180LG System	4811519	Livella laser con rilevatore LDG per livella (laser Verde)	379.00
Fluke-180LR System	4811528	Livella laser con rilevatore LRD per livella (laser Rosso)	329.00
Fluke-LDR	4811543	Rilevatore per livella laser (laser Verde)	89.00
Fluke-LDG	4819919	Rilevatore per livella laser (laser Rosso)	99.00
Metri laser			
Fluke 414D	4106830	Metro laser	129.00
Fluke 419D	4106853	Metro laser	249.00
Fluke 424D	4106866	Metro laser	359.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Metro laser con termometro IR	219.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Analizzatore di batterie	2651.00
Fluke BT520	4489981	Analizzatore di batterie	3314.00
Fluke BT521	4489996	Analizzatore avanzato di batterie	3722.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Sonde standard per analizzatore di batterie	330.00
BTL20	4542273	Set di sonde, con estensione (senza sensore di temperatura)	499.00
BTL21	4542286	Set di sonde, con estensione e con sensore di temperatura	621.00
BTL-A	4542258	Adattatore Tensione/Corrente per sonda	40.00
BC500	4542299	Alimentatore AC	121.00
BP500	4542300	Batterie agli ioni di Litio, 7.4V 3000mAh	101.00
BT500	4561297	Puntali per sonda, 10x puntali di ricambio, 2x copri puntali lunghi, 2x copri puntali corti	121.00
i410	617727	Pinza amperometrica AC/DC (400 A)	254.00
Tester di isolamento			
Fluke 1503	2427883	Tester di isolamento	415.00
Fluke 1507	2427890	Tester di isolamento	515.00
Fluke 1550C	3665021	Tester di isolamento (5kV)	3569.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Tester di isolamento completo di kit (5kV)	3875.00
Fluke 1555	3665056	Tester di isolamento (10kV)	4283.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Tester di isolamento completo di kit (10kV)	4589.00
Fluke 1577	2157280	Multimetro con test di isolamento	611.00
Fluke 1587T	2517605	Multimetro con test di isolamento (Telecom)	713.00
Fluke 1587 FC	4691215	Multimetro Wireless 2 in 1 per test isolamento	764.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Kit avanzato di test d'isolamento per soluzioni Motor&Drive con 9040 e I400	1019.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit avanzato di test d'isolamento con 62MAX+ e I400	917.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Multimetro 2 in 1 per test isolamento con pinza i400	815.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	149.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Tester per impianti			
Fluke 1662 ITDK	4546932	Tester di installazione multifunzione con memoria (Italia , Danimarca)	999.00
Fluke 1662 SCH	4546944	Tester di installazione multifunzione con memoria (Schuko)	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Tester di installazione multifunzione con test RCD tipo B (Schuko)	1299.00
Fluke 1663 ITDK	4547005	Tester di installazione multifunzione con test RCD tipo B (Italia , Danimarca)	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Tester FC di installazione multifunzione con pretest d'isolamento (Schuko)	1649.00
Fluke 1664FC ITDK	4596184	Tester FC di installazione multifunzione con pretest d'isolamento (Italia, Danimarca)	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-cavo d'alimentazione (Schuko_EU)	59.00
Fluke 166X-MTC-IT	4601096	Fluke 166X-cavo d'alimentazione (Italia)	59.00
Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS completo (Installazione-PAT)	549.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS completo/Professionale (Installazione-PAT)	729.00
VVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00
ES165X	2104706	Kit di picchetti per misure della resistenza di terra (Serie 1650)	152.00
MTC77	2457421	Cavo di test di rete (CEE 7 7 Schuko)	60.00
TP165X	2107742	Sonda a controllo remoto e puntale (Serie 1650)	81.00
TL165X	2107756	Set di puntali standard (Serie 1650)	111.00
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	40.00
Portable Appliance Testers			
Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS completo (Installazione-PAT)	549.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS completo/Professionale (Installazione-PAT)	729.00
Tester di terra/massa			
Fluke 1621	2840276	Tester di terra	611.00
Fluke 1630-2 FC	4829532	Pinza per il loop di terra e correnti di dispersione	1399.00
Fluke 1630-2	4829515	Pinza per il loop di terra e correnti di dispersione (non FC)	1399.00
Fluke 1623-2	4325155	Tester di terra GEO base	1376.00
Fluke 1625-2	4325162	Kit tester di terra GEO avanzato	2294.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Kit tester di terra GEO base	2345.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Kit tester di terra GEO avanzato	3365.00
Earth Stake	4325492	Picchetti per la messa a terra	63.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Cavo di messa a terra, bobina da 25M, Blue	63.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Cavo di messa a terra, bobina da 25M, Green	63.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Cavo di messa a terra, bobina da 50M , Red	70.00
C1620	4359042	Custodia	197.00
ES-162P3-2	4359377	Set di mulinelli per misure tripolari	244.00
ES-162P4-2	4359389	Set di rocchetti con cavo per le misure quadripolari	356.00
Strumenti per il controllo della qualità dell'aria negli ambienti chiusi			
Fluke 922	2679822	Flussimetro	611.00
Fluke 922/Kit	2679831	Flussimetro 922 kit completo di accessori	713.00
Fluke 971	2418208	Misuratore di temperatura e umidità	244.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter con anemometro	2345.00
Fluke CO-220	664711	Misuratore di monossido di carbonio	509.00
Fluke RLD2	3387163	Rilevatore di perdite a torcia	50.00
CO-205	664714	Kit di aspirazione	172.00
975VP	2631538	AirMeter con sonda di velocità per l'aria	458.00
PT12	2740212	Tubo di Pitot da 30 cm per 922	112.00
Fluke 985	4131397	Contatore di particelle	4283.00
Termometri digitali			
Fluke 51 II	1281142	Termometro digitale a ingresso singolo	325.00
Fluke 52 II	1281139	Termometro digitale a ingresso doppio	407.00
Fluke 53 II B	3821062	Termometro digitale a ingresso singolo, 60Hz	458.00
Fluke 53 II B	3821096	Termometro digitale a ingresso singolo, 50Hz	468.00
Fluke 54 II B	3821070	Termometro digitale a ingresso doppio, 60Hz	560.00
Fluke 54 II B	3821081	Termometro digitale a ingresso doppio, 50Hz	560.00
Fluke 61	1643896	Termometro ad infrarossi	193.00
Fluke 62 MAX	4130474	Termometro ad infrarossi	91.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Termometro ad infrarossi	101.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	259.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Metro laser con termometro IR	219.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit Fluke 62MAX+/323/1AC	254.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	415.00
Fluke 63	2148281	Termometro ad infrarossi	264.00
Fluke 64 MAX	4856105	Termometro a Infrarossi Multifunzione 20:1 D:S	129.00
Fluke 561	2558118	Termometro a contatto e ad infrarossi	193.00
Fluke 566	2837799	Termometro a contatto e ad infrarossi	407.00
Fluke 568	2837806	Termometro a contatto e ad infrarossi	509.00
Fluke 568Ex	4321662	Termometro ad infrarossi a sicurezza intrinseca Ex	1274.00
Fluke 572-2	4328074	Termometro ad infrarossi	611.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Termometro per uso alimentare	121.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Termometro per uso alimentare	203.00
C50	762823	Borsa morbida	40.00
H6	2152040	Custodia in nylon (Fluke 63, 66, 68 e 561)	31.00
80PR-60	2148313	Sonda RTD (Fluke 66 e 68)	72.00

Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Termometro con visione ad infrarossi	556.00
Fluke VT04A	4485211	Termometro con visione ad infrarossi	505.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	41.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	41.00

Termocamere

Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Termocamera a fuoco fisso	1195.00
Fluke TIS20 9HZ	4697049	Termocamera a fuoco fisso	1495.00
Fluke TIS40 9HZ	4697051	Termocamera a fuoco fisso	1995.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Termocamera a fuoco manuale	2395.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Termocamera a fuoco manuale	2395.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Termocamera a fuoco fisso	2695.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Termocamera a fuoco manuale	2995.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Termocamera a fuoco manuale	2995.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Termocamera a fuoco fisso	3395.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Termocamera a fuoco manuale	3695.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Termocamera a fuoco manuale	3695.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Termocamera a fuoco manuale	3995.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Termocamera a fuoco manuale	3995.00

Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Termocamera, 9Hz	5095.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Termocamera, 60Hz	5095.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Termocamera, 9Hz	5495.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Termocamera, 60Hz	5495.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Termocamera, 9Hz	6795.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Termocamera, 60Hz	6795.00
Fluke Ti450 9Hz	4764729	Termocamera a fuoco manuale	7495.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Termocamera a fuoco manuale	7495.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	SF6 Termocamera rilevatrice di perdite di gas	15399.00

Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TI480 60Hz	4842086	Termocamera; 640x480; 60 HZ, SR	12995.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Termocamera; 640x480; 9 HZ, SR	12995.00
Fluke TiX500 9Hz	4736664	Termocamera; 320 x 240; 9 Hz	8495.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Termocamera; 320 x 240; 60 Hz	8495.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Termocamera; 320 x 240; 9 Hz	10995.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Termocamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	10995.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Termocamera; 320 x 240; 60 Hz	10995.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Termocamera; 320 x 240; IS	12995.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Termocamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	12995.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Termocamera; 320 x 240; IS	12995.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Termocamera; 640x480; 60 HZ, SR	15995.00
Fluke TiX580 9Hz	4841945	Termocamera; 640x480; 9 HZ, SR	15995.00
Fluke TiX5xx-Neck	4574715	Tracolla regolabile	30.00
Fluke TiX5xx-SBP4	4597142	Batteria "Smart" aggiuntiva	130.00
Fluke TiX5xx Hand	4574703	Cinghia da polso regolabile	15.00
Fluke TiX5xx-HDMI	4615511	Cavo video HDMI	20.00
Fluke TiX5x-Lens Cap	4550697	Coperchio lente	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Set auricolare/mic Bluetooth	75.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base per ricarica (Ti200/Ti300/Ti400)	170.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Lente IR 4x Tele per TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	5799.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Lente IR Macro a 25micorn per TiX560-TiX520	4195.00

Accessori per Termocamere

Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	78.00
Ti-Visor3	4335377	Visiera parasole per Termocamera	75.00
Ti-Tripod	3511872	Base di montaggio per treppiede	108.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	99.00
Ti-Tripod3	4335389	Attacco per cavalletto	95.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Teleobiettivo a infrarossi (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Obiettivo grandangolare a infrarossi (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Teleobiettivo a infrarossi (Ti200/Ti300/Ti400)	1295.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Obiettivo grandangolare a infrarossi (Ti200/Ti300/Ti400)	1295.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Lente IR 4x Tele per TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	5799.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Lente IR Macro a 25micorn per TiX560-TiX520	4195.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Ti-Car Charger	3039779	Caricatore per auto (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	120.00
Ti20-RBP	2577796	Pacco batterie ricaricabile (Ti20)	173.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Batteria aggiuntiva (Ti32/TiR32)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base per ricarica (Ti200/Ti300/Ti400)	170.00

Finestre per ispezione quadri elettrici

FLK-050-CLKT	3460346	Finestra all'infrarosso serie C da 50 mm, con Kwik Twist	172.00
FLK-075-CLKT	3460387	Finestra all'infrarosso serie C da 75 mm, con Kwik Twist	218.00
FLK-100-CLKT	3460439	Finestra all'infrarosso serie C da 100 mm, con Kwik Twist	300.00
Fluke CV200	4326955	2 poll. (50 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	223.00
Fluke CV300	4326962	3 poll. (75 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	295.00
Fluke CV301	4338164	3 poll. (75 mm) finestra ir, chiave di sicurezza blocco sportello	305.00
Fluke CV400	4326996	4 poll. (100 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	407.00
Fluke CV401	4338173	4 poll. (100 mm) finestra ir, chiave di sicurezza blocco sportello	417.00

Oscilloscopi

Oscilloscopi Serie 120

Fluke 123B/EU	4755659	Oscilloscopio industriale 20MHZ, EU	1529.00
Fluke 123B/INT	4755710	Oscilloscopio industriale 20MHZ, INT	1529.00
Fluke 124B/EU	4755731	Oscilloscopio industriale 40MHZ, EU	1835.00
Fluke 124B/INT	4755793	Oscilloscopio industriale 40MHZ, INT	1835.00
Fluke 125B/EU	4755818	Oscilloscopio industriale 40MHZ, EU	2192.00
Fluke 125B/INT	4755876	Oscilloscopio industriale 40MHZ, INT	2192.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Oscilloscopio industriale + SCC 20MHZ, EU	1937.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Oscilloscopio industriale + SCC 20MHZ, INT	1937.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, EU	2243.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, INT	2243.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, EU	2600.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, INT	2600.00

Oscilloscopi Serie 190

Fluke 190-204/EU	3894409	Oscilloscopio 4 canali 200 MHZ a colori	4487.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Oscilloscopio 4 canali 200 MHZ a colori con SCC	4892.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Oscilloscopio 4 canali 100 MHZ a colori	3926.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Oscilloscopio 4 canali 100 MHZ a colori con SCC	4327.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Oscilloscopio 2 canali 60 MHZ a colori	2835.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Oscilloscopio 2 canali 60 MHZ a colori con SCC	3235.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Oscilloscopio 2 canali 100 MHZ a colori	3487.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Oscilloscopio 2 canali 100 MHZ a colori con SCC	3888.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Oscilloscopio 2 canali 200 MHZ a colori	3936.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Oscilloscopio 2 canali 200 MHZ a colori con SCC	4337.00
Fluke 190-502/EU	4025623	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori	4849.00
Fluke 190-502/UN	4025638	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori UNI	4849.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori	5250.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori UNI+SCC	5250.00
Fluke 190-504/EU	4419875	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori	5026.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori UNI	5026.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori con SCC	5426.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori con SCC UNI	5426.00

Accessori per ScopeMeter

AC120	646163	Set di pinzette a coccodrillo	44.00
AS400	3894880	Set di estensione sonde, per VPS400	111.00
BB120	646171	Adattatore connettore a banana/BNC	51.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	46.00
BC190/808	1282244	Caricabatterie/alimentatore da rete UNIVERSALE (Serie 190)	188.00
BC190/820	4328652	Alimentatore universale 100-240V $\pm 10\%$ pre serie 190	184.00
BC430/820	4328676	Alimentatore universale 100-240V $\pm 10\%$ per serie 430	137.00
BHT190	3379374	Set di adattatori breakout per i tre bus di comunicazione industriali	361.00
BP120MH	2544081	Pacco batterie NiMH (120 Series/43B)	101.00
BP190	677390	Pacco batterie NiMH (Serie 190)	203.00
BP290	4025762	Pacco batterie di ricambio per Fluke 190 serie II	240.00
BP291	3894688	Pacco batterie di ricambio per serie Fluke 190	336.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	110.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	138.00
C125	646858	Custodia morbida	51.00
C190	677401	Custodia rigida (Serie 190)	258.00
C195	677408	Custodia morbida	239.00
C290	3894803	Custodia rigida per il trasporto	215.00
CS20MA	677393	Shunt di corrente 4-20 mA	99.00
EBC290	3894906	Caricabatterie esterno	106.00
HC120	646668	Pizzette a gancio	58.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	51.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
HC200	2086410	Pizzette a gancio	41.00
HH290	3894844	Gancio per oscilloscopi serie 190 II	75.00
MA190	1567481	Kit accessori per Serie 190 per uso medicale	455.00
OC4USB	2166266	Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB)	164.00
PM8907/801	613999	Caricabatterie/alimentatore da rete EUR (Serie 120)	123.00
PM8907/807	624764	Caricabatterie/adattatore della tensione di linea	123.00
PM8907/808	614039	Caricabatterie/alimentatore da rete UNIVERSAL (Serie 120)	146.00
PM9080	1641983	Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232)	272.00
PM9081	916093	Adattatore BNC/banana	52.00
PM9082	916163	Adattatore banana/BNC	52.00
PM9091	935598	Cavi coassiali BNC (1,5 m)	123.00
PM9092	935601	Cavi coassiali BNC (0,5 m)	106.00
PM9093	935593	Adattatore maschio BNC / femmina BNC	71.00
PM9096/201	651742	Pick-up capacitivo	339.00
RS120-III	4023947	Set per sostituzione sonda	111.00
RS400	3894867	Set di sostituzione sonda, per VPS400	88.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	158.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	510.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 120)	468.00
SCC128	2100199	Kit accessori per uso automotive (Serie 120)	727.00
SCC198	2100208	Kit accessori per uso automotive (Serie 190)	915.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 190)	655.00
SCC290	3894826	Custodia rigida per il trasporto e kit software	400.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	46.00
STL90	201233	Serie di cavi di test schermati (Serie 120/190)	253.00
STL120-III	4023901	Puntali schermati	194.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	163.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	362.00
TAS90	614187	Set di accessori per uso automotive (Serie 120/190)	71.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	190.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	46.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	158.00
VPS101	3086317	Set di sonde di tensione 1:1, nero, 30 MHz, 1,2 m	221.00
VPS210-G	3086247	Set di sonde di tensione 10:01, grigio, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS210-R	3086235	Set di sonde di tensione 10:01, 1 rosso, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS212-G	3086286	Set di sonde di tensione 10:01, grigio, 200 MHz, 2,5 m	221.00
VPS212-R	3086273	Set di sonde di tensione 10:01, rosso, 200 MHz, 2,5 m	221.00
VPS220-G	3086300	Set di sonde di tensione 100:01, grigio, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS220-R	3086299	Set di sonde di tensione 100:01, rosso, 200 MHz, 1,2 m	221.00
VPS40-III	4023920	Sonda di corrente	128.00
VPS410-II-B	4276937	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz grigio	211.00
VPS410-II-G	4276943	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz blu	211.00
VPS410-II-R	4276928	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz rosso	211.00
VPS410-II-V	4276955	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz verde	211.00
VPS420-R	3894783	Sonda di tensione per lavori gravosi Rossa/Nera	245.00
VPS420-B	4411541	Sonda di tensione per lavori gravosi Blu/Nera	245.00
VPS420-G	4411565	Sonda di tensione per lavori gravosi Grigia/Nera	245.00
VPS420-V	4411583	Sonda di tensione per lavori gravosi Verde/Nera	245.00
VPS510-R	4025781	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Rosso	211.00
VPS510-B	4025796	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Blu	211.00
VPS510-G	4025801	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Grigia	211.00
VPS510-V	4025812	Set sonda di corrente 500 MHz, 10:1 Verde	211.00

Analizzatori di rete

Fluke 345	2584181	Multimetro a pinza per misure di Power Quality	1580.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit upgrade per Analizzatore di Motori elettrici	1995.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Analizzatore di rete e di Power Quality (senza pinze)	3990.00
Fluke 434-II	4116638	Analizzatore di rete e di Power Quality	4610.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	4610.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Analizzatore di rete e di Power Quality (senza pinze)	5332.00
Fluke 435-II	4116661	Analizzatore di rete e di Power Quality avanzato	5919.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	5919.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7557.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8189.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	8189.00
Fluke 438-II/Basic	4778990	Analizzatore di Power Quality e di Motori elettrici senza pinze e senza FC WiFi SD Card	6670.00
Fluke 438-II	4778976	Analizzatore di Power Quality e di Motori elettrici	7290.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Analizzatore di Power Quality e di Motori elettrici senza FC WiFi SD Card	7290.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energy Logger, versione EU/US	2499.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energy Logger, versione internazionale	2499.00
Fluke 1732/B	4706566	Energy Logger, versione base	2199.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energy Logger, versione EU/US avanzata	2799.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energy Logger, versione internazionale avanzata	2799.00
Fluke 1734/B	4706582	Energy Logger, versione avanzata senza sonde di corrente	2499.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 1734/WINTL	4710227	Energy Logger, versione internazionale wireless	2799.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione EU/US	3999.00
Fluke 1736/B	4563561	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Basic senza pinze flessibili	3799.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Internazionale	3999.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Avanzata EU/US	4499.00
Fluke 1738/B	4588378	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione avanzata senza pinze flessibili	3999.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione avanzata International	4499.00
Fluke 1743 Basic	3034012	Registratore di Power Quality, Memobox	3690.00
Fluke 1743	2583446	Registratore della qualità dell'alimentazione, Memobox	4436.00
Fluke 1744 Basic	3034020	Registratore della qualità dell'alimentazione, Memobox	4918.00
Fluke 1744	2583422	Registratore della qualità dell'alimentazione, Memobox	5844.00
Fluke 1744/1PH	3345730	Registratore della qualità dell'alimentazione, Memobox	2584.00
Fluke 1745	2583468	Registratore della qualità dell'alimentazione, Memobox	7138.00
Fluke 1750-TF/ET	4871393	Registratore di potenza trifase con sonde di corrente flessibili e PC tablet	11340.00
Fluke 1750/ET	4871400	Registratore di potenza trifase con sonde di corrente e PC tablet	10400.00
Fluke 1750/B/ET	4871417	Registratore di potenza trifase senza sonde di corrente, con PC tablet	9608.00
Fluke 1750-TF/NT	4756236	Registratore di potenza trifase con sonde di corrente flessibili, senza PC tablet	10932.00
Fluke 1750/NT	4756208	Registratore di potenza trifase con sonde di corrente, senza PC tablet	9992.00
Fluke 1750/B/NT	4756213	Registratore di potenza trifase senza sonde di corrente e senza PC tablet	9200.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	11617.00
Fluke 1760	2630744	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	13460.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	15919.00
Fluke 1760TR	2637634	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	17760.00
Fluke VR1710	3030923	Registratore monofase della qualità della tensione	857.00
C1740	4116762	Custodia morbida per Fluke 174X e 43X-II	202.00
C437-II	4116743	Custodia rigida per Fluke 430 serie II con ruote	482.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	199.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	6020.00

Accessori per analizzatori di rete

1743/1744 Poleset	3024485	Kit di montaggio (Fluke 1743/1744)	40.00
3140R	2650136	Trasduttore di corrente a pinza, 400A	370.00
3210-PR-TF-II	4531769	Pinza flessibile sottile 1000A 61cm per uso con FLUKE 430	611.00
3310-PR-TF-II	4531778	Pinza flessibile sottile 5000A 61cm per uso con FLUKE 1750	815.00
3PHVL-1730	4344712	Gruppo cavi, puntale per test di tensione 3 fasi+N per Fluke 1730	83.00
3312-PR-TF-II	4531784	Pinza flessibile sottile 5000A 122cm per uso con FLUKE 1750	1019.00
BP120MH	2544081	Pacco batterie NiMH (120 Series/43B)	101.00
BE345	2839604	Dispositivo di esclusione della batteria (Fluke 345)	151.00
BC430/820	4328676	Alimentatore universale 100-240V ±10% per serie 430	137.00
BP1730	4389436	Batteria Li Ion 3.7V 2500mAh per Fluke 1730	39.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	110.00
C17xx	4637381	Borsa morbida per FLUKE-17xx	114.00
CS1750	2673962	Custodia rigida (Fluke 1750)	250.00
1730 Hanger	4358028	Kit per agganciare/posizionare Fluke 1730	55.00
1730 Cable	4395217	Cavo d'ingresso AUX per Fluke 1730	29.00
1750/Case	2650124	Custodia rigida (1750/1760)	539.00
FLUKE-1736/UPGRADE	4563589	Kit per Upgrade : da 1736 al 1738	799.00
1750/Seat-L	2673937	Licenza SEAT per Fluke 1750	1067.00
1750/Site-L	2673928	Licenza SITE per Fluke 1750	5338.00
FS17X5-TF-II	4531791	Set pinze flessibili sottili 3000A 4-PH per uso con FLUKE1735 e 1745	1571.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Set pinze flessibili sottili 3000A IP65 ,4-PH per uso con FLUKE 1743/44	1745.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Pinza flessibile sottile 3000A 1PH per uso con FLUKE 1735 e 174x	393.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adattatore per ingresso AUX per Fluke 173x	133.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Puntali di misura per Fluke 173x; 0.1m	40.00
Fluke 17xx TL 1.5M	4715392	Puntali di misura per Fluke 173x; 1.5m	30.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Set pinze flessibili sottili 3000A/6000A 91cm 4-PH	1567.00
GPS430-II	4693803	Modulo di sincronizzazione GPS (serie 430-II)	1529.00
GPS-Time Sync	2539223	Modulo di sincronizzazione GPS (Fluke 1760)	419.00
i17XX-flex1500	4637328	Pinza flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx	162.00
i17XX-flex3000	4637343	Pinza flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx	172.00
i17XX-flex6000	4637362	Pinza flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx	183.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	Pinze flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	468.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	Pinze flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	499.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	Pinze flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	529.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	Pinze flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	611.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	Pinze flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	652.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	Pinze flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	693.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Set di 1- pinze minipinze amperometriche (1735/1740)	459.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Set di minipinze amperometriche trifase	527.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Set di minipinze amperometriche quadrifase	709.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	Set di minipinze di corrente per Power quality monofase 5A/50A	459.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Set di minipinze amperometriche trifase	527.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Set di minipinze amperometriche quadrifase	709.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Set di minipinze amperometriche trifase	527.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Set di minipinze amperometriche quadrifase	709.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
i40S-EL	4637396	Pinze Clamp-on Current Transformer	203.00
i40S-EL/3pk	4637409	Pinze Clamp-on Current Transformer - Set di 3 pinze	580.00
i400	2277225	Pinza amperometrica (400 A)	152.00
i400s	2277202	Pinza amperometrica (400 A)	274.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Pinza flessibile sottile 6000A 61cm per uso con FLUKE 430	396.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Pinze flessibili sottili 6000A 61cm per uso con FLUKE 430 - set 4 pezzi	1206.00
i5s	2508467	Pinza amperometrica AC (5 A)	509.00
i5S-PR	3949761	Sonda di corrente per fluke 1750, 5A	315.00
i5sPQ3	2457508	Set di 3 pinze amperometriche AC (5 A)	1223.00
IEEE519/REPORT	4589748	Licenza Software per reporting secondo IEEE519	509.00
MPI-Magnet Probe 1	4589220	Sonde magnetiche a banana 4mm - Set di 4	91.00
MBX USB-RS232	2539565	Adattatore da USB a RS232	45.00
OC4USB	2166266	Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB)	164.00
PM9080	1641983	Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232)	272.00
TLS430	2157713	Puntali e pinzette a coccodrillo 4 nere/1 verde (Serie 430)	122.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Sonda di corrente 10A/1A (Fluke 1760)	378.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Trasformatore di corrente a pinza 50A/5A (Fluke 1760)	378.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Trasformatore di corrente a pinza 200A/20A (Fluke 1760)	378.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 sottile e flessibile 45cm	447.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 sottile e flessibile 61cm	447.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 sottile e flessibile 91cm	878.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	Clip a gancio, Rosso	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	Cavo di collegamento incrociato RS232 , 3mt	29.00
TPS Shunt 1A	2540548	Shunt 1 A AC/DC	290.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Shunt AC/DC20mA (Fluke 1760)	304.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Sonda di tensione 10V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Sonda di tensione 100V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Sonda di tensione 400V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Sonda di tensione 600V (Fluke 1760)	300.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Sonda di tensione 1000V (Fluke 1760)	463.00
VL1735/45	3276205	Set di puntali a banana per volt a 4 fasi per Fluke-1735/45	239.00
Fluke WiFi/BLE	4591273	Adattatore dongle USB , WIFI/BLE	179.00

Vibration Tester

Fluke 805	4094385	Vibration Meter	1709.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibration Meter con Fluke Connect	1709.00
Fluke 805/ES	4636786	Sensore esterno per vibrazioni	1019.00
Fluke 810	3542635	Tester vibrazioni	9383.00
Fluke 820-2	4550041	Stroboscopio a LED	872.00
Fluke 830	4454396	strumento per l'allineamento laser	7098.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Gnasce magnetiche	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Spessori di correzione	835.00
810S	3530828	Sensore per tester vibrazioni	1417.00
810QDC	3530837	Cavo per disconnessione veloce	148.00
810SMM	3530862	Sensore a magnete	208.00
810SMP	3530855	Kit da 10 sensori a magnete	28.00
SBP-810	3530843	Pacco batterie smart	264.00
Fluke-810PA	3986002	Set di adattatori internazionali per prese corrente	84.00

Calibratori di processo

Calibratori portatili			
Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3695.00
Fluke 705	665091	Calibratore di loop	744.00
Fluke 707	1617262	Calibratore di loop	856.00
Fluke 707Ex	2032187	Calibratore di loop a sicurezza intrinseca	1203.00
Fluke 709	4234350	Calibratore di loop di precisione	849.00
Fluke 709H	4234361	Calibratore di loop di precisione con comunicazione HART	1366.00
Fluke 712B	4387857	Calibratore di temperatura RTD	1029.00
Fluke 714B	4387869	Calibratore di temperatura TC	1029.00
Fluke 715	620101	Calibratore Volt/mA	1213.00
Fluke 717 1G	2547166	Calibratore di pressione (68.9 mbar)	1377.00
Fluke 717-15G	4058808	Calibratore di pressione (1 bar)	1377.00
Fluke 717 100G	1630430	Calibratore di pressione (7 bar)	1377.00
Fluke 717 30G	662897	Calibratore di pressione (2 bar)	1428.00
Fluke 717 300G	2547175	Calibratore di pressione (20 bar)	1377.00
Fluke 717 500G	2547182	Calibratore di pressione (34.7 bar)	1377.00
Fluke 717 1000G	2547194	Calibratore di pressione (69 bar)	1377.00
Fluke 717 1500G	2547203	Calibratore di pressione (103.4 bar)	1525.00
Fluke 717 3000G	2547215	Calibratore di pressione (207 bar)	1525.00
Fluke 717 5000G	2547232	Calibratore di pressione	1525.00
Fluke 717-10000G	4058813	Calibratore di pressione(690 bar)	1525.00
Fluke 718 30G	665075	Calibratore di pressione (2 bar)	2592.00
Fluke 718 1G	2547148	Calibratore di pressione (68.9 mbar)	2700.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 718 100G	665080	Calibratore di pressione (7 bar)	2590.00
Fluke 718 300G	2547153	Calibratore di pressione (20 bar)	2692.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (2 bar)	3334.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (7 bar)	3334.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (20 bar)	3334.00
Fluke 719 30G	3315332	Calibratore di pressione elettrico (2 bar)	3437.00
Fluke 719 100G	3315344	Calibratore di pressione elettrico (7 bar)	3437.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Calibratore di pressione elettrico, 2 bar	2827.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Calibratore di pressione elettrico, 10 bar	2827.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Calibratore di pressione elettrico, 20 bar	2835.00
Fluke 720URTD	4382695	Adattatore RDT universale per 721, 721Ex e 719PRO	159.00
Fluke-721-1601	4353241	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 6.9 bar	1974.00
Fluke-721-1603	4353283	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 20 bar	1974.00
Fluke-721-1605	4353327	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 34 bar	1974.00
Fluke-721-1610	4353366	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 69 bar	1974.00
Fluke-721-1615	4353401	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 103 bar	1974.00
Fluke-721-1630	4353447	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 200 bar	1974.00
Fluke-721-1650	4353486	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 345 bar	1974.00
Fluke-721-3601	4353252	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 6.9 bar	1974.00
Fluke-721-3603	4353290	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 20 bar	1974.00
Fluke-721-3605	4353330	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 34 bar	1974.00
Fluke-721-3610	4353375	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 69 bar	1974.00
Fluke-721-3615	4353412	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 103 bar	1974.00
Fluke-721-3630	4353458	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 200 bar	1974.00
Fluke-721-3650	4353499	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 345 bar	1974.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 100 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 300 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 1000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 1500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 3000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 5000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 100 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 300 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 1000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 1500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 3000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 5000 PSIG	2580.00
Fluke 724	1553041	Calibratore di temperatura	2263.00
Fluke 725	664133	Calibratore di processo multifunzione	3161.00
Fluke 725Ex	2098179	Calibratore di processo multifunzione a sicurezza intrinseca	3865.00
Fluke 726	2452080	Calibratore di processo multifunzione	3620.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Calibratore di pressione automatico, con FC (2 Bar)	8195.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Calibratore di pressione automatico, con FC (10 Bar)	8195.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Calibratore di pressione automatico, con FC (20 Bar)	8195.00
Fluke 729 30G	4856990	Calibratore di pressione automatico (2 Bar)	7995.00
Fluke 729 150G	4856983	Calibratore di pressione automatico (10 Bar)	7995.00
Fluke 729 300G	4856976	Calibratore di pressione automatico (20 Bar)	7995.00
Fluke 753 EU	4411027	Calibratore di processo con funzione di documentazione	5221.00
Fluke 754 EU	4400387	Calibratore di processo con funzione di documentazione	6578.00
Fluke 771	2646347	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	540.00
Fluke 772	3362352	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	712.00
Fluke 773	3362365	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	1009.00
Fluke 787B	4777186	ProcessMeter	989.00
Fluke 789/E	3977194	Multimetro di processo con generatore di mA	1111.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Process Meter e connettore Fluke Connect	1098.00

Moduli di pressione

Fluke-700G01	4353523	Manometro di precisione, -10" a 10" WC (27 mbar)	721.00
Fluke-700G02	4353538	Manometro di precisione, -30" a 30" WC (69 mbar)	721.00
700G04	4096972	Manometro di precisione, +/- 1 bar	721.00
700G05	4097514	Manometro di precisione, 2 bar	721.00
700G06	4097538	Manometro di precisione, 6.9 bar	721.00
700G07	4097561	Manometro di precisione, 34 bar	721.00
700G08	4097592	Manometro di precisione, 69 bar	721.00
700G27	4097545	Manometro di precisione, 20 bar	721.00
700G29	4097605	Manometro di precisione, 200 bar	743.00
700G30	4097610	Manometro di precisione, 345 bar	743.00
700G31	4097622	Manometro di precisione, 690 bar	743.00
Fluke-700GA4	4353545	Manometro di precisione, 1 bar assoluto	721.00
Fluke-700GA5	4353550	Manometro di precisione, 2 bar assoluto	721.00
Fluke-700GA6	4353561	Manometro di precisione, 6.9 bar assoluto	721.00
Fluke-700GA27	4353577	Manometro di precisione, 20 bar assoluto	721.00
700HTPK	4124358	Kit per prove idrauliche, 0 a 690 bar	1121.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 700HTPK2	4623314	Kit pompa da test idraulico	1468.00
Fluke 700MTH	4623345	Tubo flessibile metrico per test di pressione	540.00
Fluke 700M20TH	4623338	Tubo flessibile M20 per test di pressione	540.00
700P01Ex	2097578	Modulo di pressione differenziale (25 mbar)	2668.00
700P05Ex	2097591	Modulo di pressione relativa (2 bar)	2668.00
700P06Ex	2097600	Modulo di pressione relativa (7 bar)	2668.00
700P09Ex	2097617	Modulo di pressione relativa (100 bar)	2668.00
700P24Ex	2097584	Modulo di pressione differenziale per ambienti umidi (1000 mbar)	2668.00
700P27Ex	2097639	Modulo di pressione relativa (20 bar)	2291.00
700P29Ex	2097642	Modulo di pressione relativa (200 bar)	4571.00
700PA4Ex	2097621	Modulo di pressione assoluta (1000 mbar)	3066.00
700PCK	100062	Kit di calibrazione per modulo di pressione	1347.00
Fluke 700PTPK	4124364	Kit per prove pneumatiche, 0 a 41 bar	519.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Kit pompa da test pneumatico	1356.00
700G/TRACK	4123225	Cavo di registrazione e software per la serie 700G	399.00
Fluke-700RG05	4353589	Manometro di precisione, con riferimento, +2 bar	743.00
Fluke-700RG06	4353592	Manometro di precisione, con riferimento, 6.9 bar	743.00
Fluke-700RG07	4353605	Manometro di precisione, con riferimento, 34 bar	743.00
Fluke-700RG08	4353610	Manometro di precisione, con riferimento, 69 bar	743.00
Fluke-700G10	4353654	Manometro di precisione, 140 bar	721.00
Fluke-700RG29	4353622	Manometro di precisione, con riferimento, 200 bar	824.00
Fluke-700RG30	4353631	Manometro di precisione, con riferimento, 345 bar	824.00
Fluke-700RG31	4353646	Manometro di precisione, con riferimento, 690 bar	824.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Tubo flessibile per test di pressione	540.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Tubo flessibile per test di pressione, 10K	642.00
750P00	4352270	Modulo di pressione relativa (0 - 2.5 mbar)	1576.00
750P01	4352281	Modulo di pressione relativa (0 - 25 mbar)	1218.00
750P02	4352750	Modulo di pressione relativa (0 - 70 mbar)	1218.00
750P22	4352296	Modulo di pressione relativa (0 - 70 mbar)	1218.00
750P03	4352738	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1218.00
750P23	4352308	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1218.00
750P04	4352313	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1218.00
750P24	4352324	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1218.00
750P05	4352336	Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	1218.00
750P06	4352349	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1218.00
750P27	4352351	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1218.00
750P07	4352360	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1218.00
750P08	4352372	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1218.00
750P09	4352385	Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	1218.00
750P2000	4352397	Modulo di pressione relativa (0 - 140 bar)	1218.00
750P29	4352403	Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	1932.00
750P30	4352415	Modulo di pressione relativa (0 - 340 bar)	1932.00
750P31	4352426	Modulo di pressione relativa (0 - 700 bar)	1932.00
750PA3	4352432	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1401.00
750PA4	4352444	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1401.00
750PA5	4352459	Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	1401.00
750PA6	4352467	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1401.00
750PA27	4352471	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1401.00
750PA7	4352480	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1401.00
750PA8	4352498	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1374.00
750PA9	4352500	Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	1374.00
750PV3	4352517	Modulo di pressione relativa (-350 mbar)	1374.00
750PV4	4352521	Modulo di pressione relativa (-1 bar)	1374.00
750PD2	4352539	Modulo di pressione relativa (-70 - 70 mbar)	1374.00
750PD3	4352542	Modulo di pressione relativa (-350 - 350 mbar)	1374.00
750PD10	4352556	Modulo di pressione relativa (-700 - 700 mbar)	1374.00
750PD4	4352563	Modulo di pressione relativa (-1 - 1 bar)	1374.00
750PD5	4352574	Modulo di pressione relativa (-1 - 2 bar)	1374.00
750PD50	4352588	Modulo di pressione relativa (-1 - 3.5 bar)	1374.00
750PD6	4352595	Modulo di pressione relativa (-1 - 7 bar)	1374.00
750PD7	4352602	Modulo di pressione relativa (-1 - 14 bar)	1374.00
750PD27	4352616	Modulo di pressione relativa (-1 - 20 bar)	1374.00
750R04	4352625	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1374.00
750R06	4352633	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1374.00
750R27	4352640	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1374.00
750R07	4352657	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1374.00
750R08	4352669	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1374.00
750R29	4352678	Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	2063.00
750R30	4352684	Modulo di pressione relativa (0 - 340 bar)	2063.00
750R31	4352691	Modulo di pressione relativa (0 - 700 bar)	2063.00
750RD5	4352706	Modulo di pressione relativa (-1 - 2 bar)	1544.00
750RD6	4352714	Modulo di pressione relativa (-1 - 7 bar)	1544.00
750RD27	4352723	Modulo di pressione relativa (-0.8 - 20 bar)	1544.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Accessori per Calibratori di processo			
700HTH-1	2811795	Tubo flessibile di prova	900.00
700ILF	1566730	Filtro in linea	95.00
700LTP-1	2811763	Pompa da test per basse pressioni	1333.00
700-IV	202561	Shunt di corrente	475.00
700PMP	617131	Pompa di pressione (10 bar)	672.00
700PRV-1	2811808	Valvola di scarico pressione per 700HTP	1104.00
700PTP-1	2811774	Pompa da test pneumatica	865.00
700SC	667425	Cavo di interfaccia seriale (Fluke 725/725Ex/726)	227.00
700TC1	620119	Kit connettori per termocoppie (10 tipi)	138.00
700TC2	620127	Kit connettori per termocoppie (5 tipi)	114.00
Fluke 720RTD	4366669	Sonda RTD per 721, 721Ex e 719PRO	255.00
787CAL 230	662996	Modulo di calibrazione (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Caricabatterie	308.00
BE9005 240	946652	Dispositivo di esclusione della batteria	164.00
BP7235	668225	Pacco batterie NiMH	244.00
C700	606928	Custodia rigida (Serie 700)	342.00
C789	946694	Borsa morbida	185.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	149.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1104.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00
BP7240	4022220	Batteria di ricambio per 753/754	168.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3299.00
BC7240	4022655	Caricabatteria (753/754)	45.00
HART Drywell Cable	2111088	Kit cavo per il controllo dei pozzetti a secco	159.00
Fluke-71x	3345825	Kit cavi	100.00
Fluke 700TLK	3829398	Kit puntali di processo	135.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Software e cavo per Fluke 709H	436.00
Fluke 720URTD	4382695	Adattatore RDT universale per 721, 721Ex e 719PRO	159.00

Accessori generali

Puntali, sonde e pinzette			
80K-15	618113	Sonda ad aria per pulizia	279.00
AC175	4101772	Set di pinzette a coccodrillo	28.00
AC220	1610103	Set di pinzette a coccodrillo SureGrip	45.00
AC280	1610115	Set di mollette a gancio SureGrip	35.00
AC283	1610144	Set di mollette per pinze SureGrip	40.00
AC285	1610159	Set di pinzette a coccodrillo larghe SureGrip	22.00
AC285-FTP	4073928	Pinzette a coccodrillo e adattatori (FTP-1, FTPL-1)	26.00
AC288	4617784	Sonda SureGrip™ per morsettiere	35.00
AC87	1278079	Pinzette a coccodrillo per Bus a barra	47.00
AC89	873448	Pinzetta ad inserzione - rubatensione	51.00
BP980	1616807	Connettore doppia banana	52.00
FTP-1	3869437	Set di sonde per test con fusibile	91.00
FTPL-1	3869443	Set di sonde per test con fusibile con puntali	101.00
H900	1616818	Porta puntali	31.00
Leadwrap	4083525	Resistente gancio in Nylon e fascia per fissaggio, 3 pezzi	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	50.00
T5-RLS	4089137	Set di puntali di ricambio (T5)	22.00
TL175	3521976	Puntali Twist Guard	28.00
TL175E	3565554	Puntali Twist Guard con adattatore 4mm	30.00
TL220-1	3971178	Set di puntali industriali SureGrip	77.00
TL221	2003602	Set di prolunga SureGrip	34.00
TL222	2003616	Set di puntali in silicone SureGrip	34.00
TL223-1	3971184	Set di puntali elettronici SureGrip	70.00
TL224	1610198	Set di puntali in silicone SureGrip	30.00
TL225-1	3971191	Suregrip kit x eliminazione tensioni parassite (x multimetri)	102.00
TL238	2132831	Kit di puntali SureGrip per alta tensione	77.00
TL27	668571	Set di puntali per servizi pesanti	35.00
TL40	1590606	Set di puntali a punta retrattile	50.00
TL71-1	3971207	Set di puntali elettronici	28.00
TL75-1	3971218	Puntali con punta al nickel	23.00
TL76	2032684	Set di puntali completo	40.00
TL80A-1	3971229	Set di puntali	73.00
TL81A	1277073	Set di puntali elettronici Deluxe	152.00
TL910	1616632	Set di puntali elettroniche (con punte di ricambio)	70.00
TL930	1616671	Cavo di prolunga (60 cm)	17.00
TL932	1616680	Cavo di prolunga (90 cm)	19.00
TL935	1616698	Kit di cavi di prolunga (60, 90, 120 cm)	58.00
TL940	1616705	Puntali a mini-gancetto	19.00
TL950	1616710	Puntali a mini-pinzetta	35.00
TL960	1616722	Puntali a micro-gancetto	19.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
TL970	1616793	Set di puntali a pinzetta e gancetto	73.00
TLK1550-RTL	4112351	Puntali integrali e pinze 10 kV	221.00
TLK220	2097022	Kit accessori SureGrip	142.00
TLK-225	3971234	Set di puntali Master SureGrip	152.00
TLK281-1	3971241	Set di puntali per automotive	135.00
TLK-282-1	3971252	Set di puntali Delux per automotive	172.00
TLK287	3045631	Kit di puntali elettronici	162.00
TLK289	3092521	Kit di puntali industriali Master	162.00
TLK290	2435092	Set di addatori	60.00
TLK291	2435108	Set di sonde per test con fusibile	60.00
TP1-1	3971265	Sonde di test	17.00
TP175	3521983	Sonde di test TwistGuard , 2mm	19.00
TP175E	3565568	Sonde di test TwistGuard, puntali da 2mm con adattatore 4mm	21.00
TP2-1	3971283	Sonde di test	19.00
TP220-1	3971276	Sonde di test SureGrip	19.00
TP38	1541636	Sonda a profilo sottile (isolata)	17.00
TP74	1541649	Sonde con punta a molla	19.00
TP80	873455	Sonde elettroniche	38.00
TP912	1616644	Punte di ricambio per TL910	35.00
TP920	1616659	Set di adattatori	50.00

Pinze amperometriche

80i-110s	114519	Pinza amperometrica AC/DC (100 A)	764.00
90i-610s	201258	Pinza amperometrica AC/DC (600 A)	421.00
i1000s	1568487	Pinza amperometrica AC (1000 A)	611.00
i1010	617735	Pinza amperometrica AC/DC (1000 A)	438.00
i1010 Kit	2096998	Pinza amperometrica AC/DC (1000A) con custodia	448.00
i200	664755	Pinza amperometrica AC (200 A)	152.00
i2000 flex	2584912	Pinza amperometrica AC flessibile (2000 A)	305.00
i200s	664760	Pinza amperometrica AC (200 A)	254.00
i30	2584920	Pinza amperometrica AC/DC (30A)	407.00
i3000 flex-4PK	2696367	Pinza amperometrica AC (3000 A), 4 pezzi	1223.00
i3000s	657202	Pinza amperometrica AC (3000 A)	734.00
i3000s flex-24	2584888	Pinza amperometrica AC flessibile (3000A), 610 mm	468.00
i3000s flex-36	2584901	Pinza amperometrica AC flessibile (3000A), 915 mm	560.00
i30s	2584935	Pinza amperometrica AC/DC (30A)	560.00
i310s	2840309	Pinza amperometrica AC/DC (300 A)	336.00
i400	2277225	Pinza amperometrica (400 A)	152.00
i400s	2277202	Pinza amperometrica (400 A)	274.00
I40S-PR (1750)	3949777	Pinza amperometrica 40A (per 1750)	373.00
i410	617727	Pinza amperometrica AC/DC (400 A)	254.00
i410 Kit	2097005	Pinza amperometrica AC/DC (400A) con custodia	295.00
i6000s flex-24	2840311	Pinza amperometrica AC (6000 A)	611.00
i6000s flex-36	2840327	Pinza amperometrica AC (6000 A)	713.00
i800	2840283	Pinza amperometrica AC (800 A)	219.00

Accessori per le misure di temperatura

80AK-A	2747812	Adattatore per termocoppia	32.00
80BK-A	2747801	Sonda di temperatura integrata per multimetri digitali (tipo K)	36.00
80CJ-M	833046	Mini-connettori maschio (tipo J)	24.00
80CK-M	779942	Mini-connettori maschio (tipo K)	24.00
80PJ-1	1288191	Sonda a goccia (tipo J)	26.00
80PJ-9	1288218	Sonda di uso generico (tipo J)	66.00
80PJ-EXT	1288234	Kit filo di prolunga (tipo J)	59.00
80PK-1	750422	Sonda a goccia (tipo K)	34.00
80PK-10	3439199	Sonda di temperatura per tubature (tipo K)	201.00
80PK-11	2724500	Sonda di temperatura con chiusura in Velcro	39.00
80PK-18 Kit	3448859	Kit di sonda di temperatura per tubature	325.00
80PK-22	2098684	Sonda immersione Suregrip x liquidi o gel tipo K - uso generico	100.00
80PK-24	2098691	Sonda suregrip x temperatura aria e gas non corrosivi -tipo K	130.00
80PK-25	2098706	Sonda ad inserzione Suregrip x applic.alimentari, tipo k	117.00
80PK-26	2098714	Sonda ad esposizione per superfici generiche e aria tipo K	130.00
80PK-27	2098723	Sonda superfici industriali, x superfici piane o flesse tipo K	356.00
80PK-3A	874610	Sonda di superficie (tipo K)	223.00
80PK-8	200360	Sonda di temperatura per tubature (tipo K)	183.00
80PK-9	1288229	Sonda di uso generico (tipo K)	66.00
80PK-EXT	1288241	Kit di prolunga per termocoppie tipo K	59.00
80PR-60	2148313	Sonda RTD (Fluke 66 e 68)	72.00
80PT-25	2104397	Sonda ad inserzione Suregrip x applicaz.alimentari - tipo T	104.00
80PT-EXT	1288252	Kit filo di prolunga (tipo T)	59.00
80T-150UA	3190456	Sonda di temperatura universale (per multimetri)	281.00
80TK	736736	Modulo termocoppia (tipo K)	142.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Borse e gusci			
C10	897744	Guscio per multimetri	27.00
C100	827055	Custodia rigida per multimetri ed accessori	71.00
C101	2437514	Custodia rigida	66.00
C115	2826063	Borsa morbida	63.00
C116	2826074	Borsa morbida	75.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	110.00
C125	646858	Custodia morbida	51.00
C12A	930529	Borsa per multimetri	33.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	30.00
C1600	2091049	Valigetta rigida per multimetri ed accessori	40.00
C1620	4359042	Custodia	197.00
C190	677401	Custodia rigida (Serie 190)	258.00
C195	677408	Custodia morbida	239.00
C20	708396	Custodia rigida per multimetri	67.00
C23	1663209	Borsa morbida	27.00
C25	681114	Borsa morbida	56.00
C280	3182785	Borsa morbida	66.00
C33	1664120	Borsa morbida	30.00
C345	3311173	Borsa di trasporto morbida	80.00
C35	2826056	Borsa morbida	46.00
C43	1663230	Borsa	84.00
C50	762823	Borsa morbida	40.00
C510	1547885	Borsa in cuoio per multimetri	79.00
C520A	1629104	Borsa in cuoio per tester	60.00
C550	1547919	Borsa per attrezzi	132.00
C75	865535	Borsa morbida	18.00
C781	619988	Borsa morbida	97.00
C789	946694	Borsa morbida	185.00
C800	896220	Custodia rigida per multimetri ed accessori	72.00
C90	466029	Borsa morbida	40.00
CXT170	3352567	Custodia Extreme	171.00
CXT280	3352571	Custodia Extreme	171.00
CXT80	3352559	Custodia Extreme	171.00
CXT1000	4628917	Valigia ultra resistente	171.00
H3	1608458	Custodia con tasca per multimetri a pinza (Serie 330)	44.00
H5	649365	Custodia per tester elettrico (Fluke T5)	33.00
H6	2152040	Custodia in nylon (Fluke 63, 66, 68 e 561)	31.00
H15	4111533	Custodia (serie T100)	29.00
H80M	2138458	Guscio + Gancio magnetico	42.00
Accessori per automotive			
90i-610s	201258	Pinza amperometrica AC/DC (600 A)	421.00
BP880	2150594	Adattatore BNC per connettore a banana femmina a contatto doppio	15.00
BP881	2151015	Adattatore BNC per connettore a banana maschio a contatto doppio	18.00
PV350	919811	Modulo di pressione/depressione	285.00
RPM80	880849	Pick-up induttivo	97.00
SCC128	2100199	Kit accessori per uso automotive (Serie 120)	727.00
SCC198	2100208	Kit accessori per uso automotive (Serie 190)	915.00
STL90	201233	Serie di cavi di test schermati (Serie 120/190)	253.00
TAS90	614187	Set di accessori per uso automotive (Serie 120/190)	71.00
TL28A	1273185	Set di puntali per automotive	58.00
TL82	2150636	Kit di adattatori femmina e pin per automotive	116.00
TP40	1567573	5 Pin per sonde per automotive 4 mm	41.00
TP81	2149098	Set di pinzette di test a perforazione dell'isolante (4 mm)	56.00
TP82	2149080	Set di pinzette di test a perforazione dell'isolante (4 mm)	53.00
TP88	2149102	Set di pin posteriore rigido per sonde	14.00
Altri accessori			
80K-40	382846	Sonda Alta tensione 40KV	285.00
80K-6	532424	Sonda Alta Tensione 6KV	159.00
EBC290	3894906	Caricabatterie esterno	106.00
FOM	200428	Misuratore per fibre ottiche	564.00
FOS-850	200433	Sorgente luminosa per fibre ottiche	340.00
FOS-850/1300	200441	Sorgente luminosa per fibre ottiche	833.00
L200	2096346	Torcia per sonde	24.00
L205	2098588	Minitorcia per casco	31.00
L206	2098595	Torcia per casco LED Deluxe	40.00
L210	2096379	Torcia per sonde + prolunga per sonde	39.00
L215	2096368	Kit Suregrip con torcia e prolunga per sonde	89.00
MC50	2092300	Salviette MeterCleaner (confezione da 50)	89.00
MC6	2092212	Salviette MeterCleaner (confezione da 6)	13.00
PV350	919811	Modulo di pressione/depressione	285.00
SV225	3100477	Eliminatore di tensioni parassite	68.00
TPAK	1281997	ToolPak, kit di attacco per il multimetro	40.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fuses			
740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.60
Software			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	149.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	244.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cavo (8845A/8846A)	281.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	161.00
FVF-UG	1576741	Aggiornamento FlukeView Forms	131.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	48.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 120)	468.00
SCC120F	646692	Software FlukeView Forms + Cavo + Custodia (Fluke 123)	468.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 190)	655.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	362.00

Fluke Italia S.r.l.

Viale Lombardia 218

20861 Brugherio (MB)

Tel.: +39 02 3600 2000

Fax: +39 02 3600 2001

E-mail: info@it.cs.fluke.com

Web: www.fluke.it

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Italian

Rev. 29