

# Prisliste

## Testverktøy

FLUKE®

15-01-2018

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
--------	---------	-------------	-----

### Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC trådløst digitalt Multimeter	2284.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC trådløst GM system	7653.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC trådløst HVAC system	4911.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC trådløst Industrisystem	8339.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 300FC med TPAK magnetoppheng	2467.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Kombinasjonspakke for elektronikk med tilbehør sett	2916.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Kombinasjonspakke for elektrikker med tilbehør sett	3253.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC trådløst AC strømtang modul	1484.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC trådløst basis sett med A3000 modul	3365.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC trådløst IFLEX AC strømtang modul	1713.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC trådløst basis sett med I3000 modul	3655.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC trådløst AC/DC strømmodul	1141.00
FLK-A3003 FC	4629295	2000A DC strømtang	4797.00
FLK-A3004 FC	4629301	4-20mA DC strømtang	5711.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC trådløst K-Type temperatur modul	1484.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC trådløst basis sett med T3000 modul	3426.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC trådløst basis sett med AC spennings modul	1598.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC trådløst basis sett med V3000 modul	3904.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC trådløst DC spenningsmodul	1827.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC trådløst basis sett med V3001 modul	3883.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC trådløst sett med DMM, AC/DC spennings moduler	6168.00

### Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect trådløst SD kort	892.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC trådløst PC adapter	799.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Konnektor, infrarød, FC	1141.00

### Digitale multimetre

#### Multimetre i 110-serien

Fluke 113	3088053	Multimeter, sann RMS	1155.00
Fluke 114	2583552	Multimeter, sann RMS	1483.00
Fluke 115	2583583	Multimeter, sann RMS	1702.00
Fluke 116	2583601	Multimeter, sann RMS	2070.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Multimeter og IR-termometer i en pakke	3641.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Multimeter og strømtang i en pakke	2877.00
Fluke 117	2583647	Multimeter, sann RMS	2066.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Multimeter og strømtang i en pakke	2714.00
C50	762823	Myk meterveske	341.00

#### Multimetre i 170-serien

Fluke 175	1592895	Multimeter, sann RMS	2199.00
Fluke 177	1592863	Multimeter, sann RMS	2639.00
Fluke 179	1592839	Multimeter, sann RMS	3079.00
C90	466029	Myk meterveske	347.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Elektronikkpakke	3629.00

#### Multimetre i 200-serien

Fluke 233	3469334	Multimeter med avtakbar skjerm	3083.00
Fluke 279FC	4755570	Trådløs sann RMS Termografi Multimeter	8999.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Trådløs sann RMS Termografi Multimeter med iFlex	10999.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimeter for elektronikk, sann RMS og trendlogging	5272.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Fluke 287 og FlukeView Forms pakke	6170.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimeter for elektronikk, sann RMS og trendlogging	5609.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Fluke 289 og FlukeView Forms pakke	6731.00
C280	3182785	Myk meterveske	564.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	7139.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	7649.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
<b>Multimetre i 20-serien</b>			
Fluke 27II/EUR	3947770	Industrielt multimeter (IP67)	4375.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Industrielt multimeter (IP67), sann RMS	4487.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Egensikkert digitalt multimeter med sann RMS	11219.00
C25	681114	Myk meterveske	494.00
<b>Multimetre i 70-serien</b>			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimeter	3769.00
C90	466029	Myk meterveske	347.00
<b>Multimetre i 80-serien</b>			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimeter	3926.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Multimeter, sann RMS	4399.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Kombinasjonssett for industriell bruk	5279.00
C25	681114	Myk meterveske	494.00
<b>Benkmetre</b>			
Fluke 8808A 220V	2802372	5,5 siffrers multimeter	5470.00
Fluke 8808A 240V	2802385	5,5 siffrers multimeter	5470.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	5,5 siffrers multimeter (programvare og kabel)	6995.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	5,5 siffrers multimeter (programvare og kabel)	6995.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	5,5 siffrers multimeter, 2X4 W testledningssett	6075.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	5,5 siffrers multimeter, 2X4 W testledningssett	6725.00
Fluke 8845A 220V	2577352	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	8145.00
Fluke 8845A 240V	2577365	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	8145.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (programvare og kabel)	9645.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (inkl. programvare og kabel)	9645.00
Fluke 8846A 220V	2577383	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	10760.00
Fluke 8846A 240V	2577390	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	10760.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (programvare og kabel)	12260.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (inkl. programvare og kabel)	12260.00
884X-CASE	2675552	Hardplast koffert	3360.00
884X-RTD	2675468	100 ohm RTD temperaturprobe	4415.00
884X-SHORT	2653346	4-tråds kortslutningsbro	225.00
884X-USB	2675479	USB-til-RS232 kabeladapter	1235.00
884X-1G	2675534	USB-minne 1 GB	1030.00
8845A-EFPT	2742690	Forlenget adaptersett med fin spiss	150.00
8845A-TPIT	2742683	Forlenget adaptersett med fin spiss	120.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms oppgradering	1122.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms programvare og kabel (8845A/8846A)	2421.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1380.00
RS43	946470	RS232 kabel (2 m)	581.03
TL2X4W-PTII	2826215	2x4-tråd ohm-testledning 2 mm probespiss	625.00
TL2x4W-TWZ	2723629	2 x 4-tråds ohm-pinsettestledning	820.00
Y8021	708289	IEEE-488 Interface kabel 1m	3642.01
Y8022	708297	IEEE-488 Interface kabel 2m	3888.03
Y8846S	2675518	Stativmonteringssett (8845A/8846A)	940.00
Y8846D	2771721	Stativmonteringssett, dobbelt (8845A/8846A)	1260.00
<b>Auto</b>			
Fluke 88V/A	2117440	Kombinasjonspakke for bilmeter	6170.00
<b>Strømtenger</b>			
Fluke 323	4152628	Strømtang med sann RMS	1099.00
Fluke 324	4152637	Strømtang med sann RMS	1319.00
Fluke 325	4152643	Strømtang med sann RMS	1979.00
Fluke 353	2840252	AC/DC-strømtang med sann RMS	5026.00
Fluke 355	2840265	AC/DC-strømtang med sann RMS	6739.00
Fluke 365	3790607	Strømtang med sann RMS og avtakbar kjeft	2170.00
Fluke 368 FC	4709907	Lekarsjestrømtang med 40mm kjeft med Fluke Connect	5899.00
Fluke 369 FC	4709934	Lekarsjestrømtang med 61mm kjeft med Fluke Connect	5899.00
Fluke 373	3790564	AC strømtang med sann RMS	1941.00
Fluke 374FC	4696001	600A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS	3365.00
Fluke 375FC	4695932	600A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS	3875.00
Fluke 376FC	4695861	1000A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS og iFlex	4699.00
Fluke 381	3610452	AC/DC strømtang med sann RMS, iFlex og avtakbar skjerm	4911.00
Fluke 902 FC	4695814	Trådløs strømtang for VVS, sann-rms	2651.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR termometer, strømtang og spenningsdetektor i en pakke	2284.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Multimeter og strømtang i en pakke	2877.00
Fluke i2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	1121.00
Fluke i2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	1121.00
H3	1608458	Hylster (330-serien)	365.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
<b>Elektriske testere</b>			
Fluke 1000FLT	4472387	Lysrørtester	2170.00
T6-1000/EU	4910257	Elektrotester med FieldSense™, rund	2399.00
T6-600/EU	4910322	Elektrotester med FieldSense™, rund	1799.00
H-T6	4910585	T6 beltehylster	288.00
Fluke T5-600	659612	Elektrisk tester	1370.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Fluke T5-600, termometer og spenningsdetektor	2200.00
Fluke T5-1000	659570	Elektrisk tester	1540.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Fluke T5-1000 med tilbehørspakke	1760.00
Fluke T90	4016945	Spennning og kontinuitets tester	479.00
Fluke T110	4016950	Spennning og kontinuitets tester med variabel belastning	699.00
Fluke T130	4016961	Spennning og kontinuitets tester med LCD og variabel belastning	1029.00
Fluke T150	4016977	Spennning og kontinuitets tester med LCD, ohm og variabel belastning	1249.00
Fluke 2042	2435038	Kabelsjøker (sender + mottaker)	6544.00
Fluke 2042T	2435045	Kabelsjøker, ekstra sender	3288.00
Fluke 9040EUR	4014969	Fase Rotation Indicator	1827.00
Fluke 9062	2435077	Fase/motorrotasjonstester	1541.00
LVD1	4571403	Spenningsdetektor med lys	253.00
LVD2	2740300	Spenningsdetektor med lys	296.00
H5	649365	Hylster for elektrisk tester (Fluke T5)	257.00
Fluke 1AC II	2432932	Spenningsdetektor	246.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Spenningsdetektor, 5 i pakken	923.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Spenningsdetektor 200-1000V	211.00
PRV240	4566209	Tester for spenningsverifisering	1427.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Tester for spenningsverifisering, Fluke 117 multimeterset	2804.00
PRV240FS	4910310	Kontrollenhet, T6/kontaktfri spenning	1499.00
<b>Laser Levels</b>			
Fluke-3PR	4811457	Rød, 3-punktlaser	1849.00
Fluke-3PG	4811469	Grønn, 3-punktlaser	1996.00
Fluke-180LR	4811504	Rød krysslaser	2391.00
Fluke-180LG	4811491	Grønn krysslaser	2930.00
Fluke-180LG System	4811519	Grønn krysslaser med mottaker	3479.00
Fluke-180LR System	4811528	Rød krysslaser med LDR mottaker	3037.00
Fluke-LDR	4811543	Lasermottaker rød	829.00
Fluke-LDG	4819919	Lasermottaker grønn	899.00
PLS-20513	4791765	Tripod teleskop 2,9m	1610.00
PLS-20295	4845009	Magnetisk veggbrakett for PLS 3, 5,180,480	459.00
PLS-20512	4845027	Tripod standard, 5/8 X 11	959.00
PLS-21502	4919812	Tripodutvidelse PLS3/180	95.00
<b>Laseravstandsmåler</b>			
Fluke 414D	4106830	Laseravstandsmåler	1141.00
Fluke 419D	4106853	Laseravstandsmåler	2127.00
Fluke 424D	4106866	Laseravstandsmåler	3135.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseravstandsmåler og IR Thermometer kit	1814.00
<b>Battery Analyzers</b>			
Fluke BT510	4489970	Batteri analysator	24961.00
Fluke BT520	4489981	Batteri analysator	31210.00
Fluke BT521	4489996	Avansert batteri analysator	35072.00
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BTL10	4542264	Standard batteri analysator prober	3124.00
BTL20	4542273	Intelligent test probe sett, med/forlenger	4706.00
BTL21	4542286	Intelligent test probe sett, med forlenger & temperature sensor	5861.00
BTL-A	4542258	Spennning/strøm probe adapter	389.00
BC500	4542299	AC Nett lader	1154.00
BP500	4542300	Lithium – ion batteri, 7,4Volt 3000mAh	993.00
BT500	4561297	Probe- Tupp. 10x erstatnings probe tupper, 2x lange probe tupp beskyttelse, 2x kort probe tupp beskyttelse	1106.00
i410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2284.00
<b>Isolasjonstestere</b>			
Fluke 1503	2427883	Isolasjonstester	3499.00
Fluke 1507	2427890	Isolasjonstester	4599.00
Fluke 1550C	3665021	Isolasjonstester (5kV)	32537.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Isolasjonstester sett (5kV)	37025.00
Fluke 1555	3665056	Isolasjonstester (10kV)	39269.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Isolasjonstester sett (10kV)	43757.00
Fluke 1577	2157280	Isolasjonsmultimeter	5385.00
Fluke 1587T	2517605	Isolasjonsmultimeter (Telecom)	6394.00
Fluke 1587 FC	4691215	2-i-1 trådløst isolasjonsmultimeter	7139.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	2-i-1 avansert pakke for feilsøking på motor og frekvensregulator, med 9040 og i400	8669.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-i-1 avansert pakke for elektrisk feilsøking, med 62MAX+ og i400	8159.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke 1587/I400 FC	4692725	2-i-1 isolasjonmultimeter med strømtang i400	7649.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1281.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2230.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	393.00

### Installasjonstestere

Fluke 1662 SCH	4546944	Installasjonstester med minne Schuko	9499.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Installasjonstester med Jordfeilbryter (RCD) type B Schuko	11999.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Installasjonstester med isolasjonsforhåndstest Schuko	14999.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-test ledning Schuko	599.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complete, Installation, PAT Software	5299.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complete/Professional, Installation, PAT Software	6999.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2230.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	393.00
ES165X	2104706	Jordspyd testsett 1650-serien	1303.00
TP165X	2107742	Fjernkontrollprobe med ledning (1650-serien)	650.00
TL165X	2107756	Standard testkabelsett (1650-serien)	945.00
ZERO ADAPTER	3261925	Nulladapter (165xB)	347.00

### Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complete, Installation, PAT Software	5299.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complete/Professional, Installation, PAT Software	6999.00

### Jordtestere

Fluke 1621	2840276	Jordtester	5254.00
Fluke 1630-2 FC	4829532	Jordsløyfe og lekarsjestrømtang	12319.00
Fluke 1630-2	4829515	Jordsløyfe og lekarsjestrømtang (uten FC)	12319.00
Fluke 1623-2	4325155	Standard GEO-jordtester	12565.00
Fluke 1625-2	4325162	Avansert GEO-jordtester	20562.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Standard GEO-jordtesterset	21705.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Avansert GEO-jordtesterset	30844.00
Earth Stake	4325492	Jordspyd	601.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Jordkabeltrommel 25m ledning, Blue	601.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Jordkabeltrommel 25m ledning, Green	601.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Jordkabeltrommel 50m ledning, Red	661.00
C1620	4359042	Bæreveske	1913.00
ES-162P3-2	4359377	Spydtrommel for trepoledede målinger	2202.00
ES-162P4-2	4359389	Spydtrommel for firepoledede målinger	3058.00

### Verktøy for måling av innendørs luftkvalitet

Fluke 922	2679822	Luftstrømmeter	5325.00
Fluke 922/Kit	2679831	Luftstrømmeter Kit	6232.00
Fluke 971	2418208	Fuktighets/ temperaturmåler	2129.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	17737.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter med hastighedsprobe	20105.00
Fluke CO-220	664711	Karbonmonoksidmeter	4569.00
Fluke RLD2	3387163	Lekkasjedetektor lommelykt	464.00
CO-205	664714	Karbonmonoksid kit	1422.00
975VP	2631538	Lufthastighetsprobe	3703.00
PT12	2740212	12-tommers pitot-rør	857.00
Fluke 985	4131397	Partikkelteller for innendørs luftkvalitet	36707.00

### Digitale termometre

Fluke 51 II	1281142	Termometer	2855.00
Fluke 52 II	1281139	Termometer	3769.00
Fluke 53 II B	3821062	Termometer med en kanal, 60Hz	4226.00
Fluke 53 II B	3821096	Termometer med en kanal, 50Hz	4226.00
Fluke 54 II B	3821070	Termometer med to kanaler, 60Hz	5026.00
Fluke 54 II B	3821081	Termometer med to kanaler, 50Hz	5026.00
Fluke 61	1643896	Infrarødt termometer	1598.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infrarødt termometer	831.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infrarødt termometer	924.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Fluke T5-600, termometer og spenningsdetektor	2200.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseravstandsmåler og IR Thermometer kit	1814.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR termometer, strømtang og spenningsdetektor i en pakke	2284.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Multimeter og IR-termometer i en pakke	3641.00
Fluke 63	2148281	Infrarødt termometer	2284.00
Fluke 64 MAX	4856105	IR termometer med mange funksjoner, 20:1 forhold mellom avstand og målepunkt	1174.00
Fluke 561	2558118	Allsidig termometer	1641.00
Fluke 566	2837799	Allsidig termometer	3655.00
Fluke 568	2837806	Allsidig termometer	4569.00
Fluke 568Ex	4321662	Ex egensikkert infrarødt termometer	11423.00
Fluke 572-2	4328074	Infrarødt termometer	5711.00
Fluke FP	2644169	FoodPro termometer	913.00



Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus termometer	1713.00
C50	762823	Myk meterveske	341.00
H6	2152040	Hylster for Fluke 63/65/68/561 infrarøde termometre	244.00
80PR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66/68)	629.00

### Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Visuelt Infrarødt termometer	5026.00
Fluke VT04A	4485211	Visuelt Infrarødt termometer	4569.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	358.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	358.00

### Infrarød kamera

#### Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Termokamera, fast fokus	10595.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Termokamera, fast fokus	12497.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Termokamera, fast fokus	18695.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Termokamera, manuell fokus	23395.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Termokamera, manuell fokus	23395.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Termokamera, fast fokus	25295.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Termokamera, manuell fokus	28095.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Termokamera, manuell fokus	28095.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Termokamera, fast fokus	31795.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Termokamera, manuell fokus	34695.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Termokamera, manuell fokus	34695.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Termokamera, manuell fokus	37495.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Termokamera, manuell fokus	37495.00

#### Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Termokamera, 9Hz	45725.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Termokamera, 60Hz	45725.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Termokamera, 9Hz	48795.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Termokamera, 60Hz	48795.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Termokamera, 9Hz	59795.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Termokamera, 60Hz	59795.00
Fluke Ti450 9Hz	4764729	Termokamera, manuell fokus	66495.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Termokamera, manuell fokus	66495.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	SF6 60Hz Termokamera, med gas detektering	144299.00
Fluke Ti450 PRO 60Hz	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Termokamera	74199.00
Fluke Ti450 PRO 9Hz	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Termokamera	74199.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Termokamera	124899.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Termokamera	124899.00

#### Thermal Imagers - Expert Series

Fluke Ti480 60Hz	4842086	Termokamera; 640x480; 60 HZ, SR	116995.00
Fluke Ti480 9Hz	4842105	Termokamera; 640x480; 9 HZ, SR	116995.00
Fluke TiX500 9Hz	4736664	Termokamera; 320 x 240; 9 Hz	75295.00
Fluke TiX500 60Hz	4736635	Termokamera; 320 x 240; 60 Hz	75295.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Termokamera; 320 x 240; 9 Hz	97495.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Termokamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	97495.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Termokamera; 320 x 240; 60 Hz	97495.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Termokamera; 320 x 240; IS	114795.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Termokamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	114795.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Termokamera; 320 x 240; IS	114795.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Termokamera; 640x480; 60 HZ, SR	143750.00
Fluke TiX580 9Hz	4841945	Termokamera; 640x480; 9 HZ, SR	143750.00
Fluke TiX5xx-Neck	4574715	Justerbar nakkestropp	311.00
Fluke TiX5xx-SBP4	4597142	Ekstra Smartbatteri	1350.00
Fluke TiX5xx Hand	4574703	Justerbar håndstropp	156.00
Fluke TiX5xx-HDMI	4615511	HDMI videokabel	208.00
Fluke TiX5x-Lens Cap	4550697	Linsebeskyttelse	156.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth hodetelefon	793.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Ladesokkel (Ti200/Ti300/Ti400)	1503.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	4x IR telefotolinse for TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	53798.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	25micron Macro IR-linse for iX560-TiX520	38917.00

#### Tilbehør til termografikamera

Ti-Visor2	3996500	Solskjerm (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	810.00
Ti-Visor3	4335377	Solskjerm for termokamera	664.00
Ti-Tripod	3511872	Tripod kamerastativ	954.00
Ti-Tripod2	3996517	Tripod kamerastativ (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	899.00
Ti-Tripod3	4335389	Stativfeste som tilbehør	841.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Infrarød telelinse (Ti32/TiR32)	12993.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Infrarød vidvinkellinse (Ti32/TiR32)	12993.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarød telelinse (Ti200/Ti300/Ti400)	12272.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarød vidvinkellinse (Ti200/Ti300/Ti400)	11325.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	4x IR telefotolinse for TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	53798.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	25micron Macro IR-linse for iX560-TiX520	38917.00
Ti-Car Charger	3039779	Lader til bil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	962.00
Ti20-RBP	2577796	Oppladbart batteri (Ti20)	1559.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Ekstra batteri (Ti32/TiR32)	1344.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Ladesokkel (Ti200/Ti300/Ti400)	1503.00

#### IR vindu for termokamera

FLK-050-CLKT	3460346	50 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	1840.00
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	2330.00
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	3196.00
Fluke CV200	4326955	50 mm ir-vindu, dørlås med vrider	2383.00
Fluke CV300	4326962	75 mm ir-vindu, dørlås med vrider	3141.00
Fluke CV301	4338164	75 mm ir-vindu, dørlås med sikkerhetsnøkkel	3248.00
Fluke CV400	4326996	100 mm ir-vindu, dørlås med vrider	4332.00
Fluke CV401	4338173	100 mm ir-vindu, dørlås med sikkerhetsnøkkel	4440.00

#### ScopeMeter

##### Industrielt ScopeMeter

Fluke 123B/EU	4755659	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, EU	14321.00
Fluke 123B/INT	4755710	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, INT	14321.00
Fluke 124B/EU	4755731	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	17187.00
Fluke 124B/INT	4755793	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	17187.00
Fluke 125B/EU	4755818	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	20530.00
Fluke 125B/INT	4755876	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	20530.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Industrielt ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	18142.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Industrielt ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	18142.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	21008.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	21008.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	24352.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	24352.00

##### ScopeMeter i 190-serien

Fluke 190-204/EU	3894409	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm	39949.00
Fluke 190-204/UN	3894411	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm	39949.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm SCC	43594.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm UNI SCC	43594.00
Fluke 190-104/EU	3894540	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm EU	34942.00
Fluke 190-104/UN	3894557	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm UNI	34942.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm EU SCC	38586.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm UNI SCC	38586.00
Fluke 190-062/EU	4025159	ScopeMeter 2 kanaler 60 MHZ fargeskjerm	25370.00
Fluke 190-062/UN	4025171	ScopeMeter 2 kanaler 60MHZ fargeskjerm	25370.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	ScopeMeter 2 kanaler fargeskjerm SCC	29015.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	ScopeMeter 2 kanaler 60MHZ fargeskjerm SCC	29015.00
Fluke 190-102/EU	4025318	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm	30293.00
Fluke 190-102/UN	4025329	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm SCC	30293.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm SCC	33937.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm SCC	33937.00
Fluke 190-202/EU	4025460	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm	34214.00
Fluke 190-202/UN	4025472	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm	34214.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm SCC	37858.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm SCC	37858.00
Fluke 190-502/EU	4025623	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZ fargeskjerm EU	39995.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZ fargeskjerm UNI	39995.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter 2 kanaler 500MHZ fargeskjerm EU	42469.00
Fluke 190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter 2 kanaler 500MHZ fargeskjerm SCC	42469.00
Fluke 190-504/EU	4419875	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm	46039.00
Fluke 190-504/UN	4419929	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm UNI	46039.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm SCC	49683.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm SCC UNI	49683.00

##### ScopeMeter-tilbehør

AC120	646163	Kraftige krokodilleklemmer	389.00
AS400	3894880	Utvidelsessett for VPS400 prober	976.00
BB120	646171	Banankontakt til BNC-adapterplugg	439.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	473.00
BC190/808	1282244	Batterilader/nettspenningsadapter UNIVERSAL (190-serien)	1624.00
BC190/820	4328652	Energi effektivt universal spenningsforsyning 100-240V +/-10%	1680.00
BC430/820	4328676	Energi effektivt universal spenningsforsyning 100-240V +/-10%	1180.00
BHT190	3379374	Sett med "break-out"-adaptere	3342.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
BP120MH	2544081	NiMH-batteri (120-serien/43B)	859.00
BP190	677390	NiMH-batteri (190-serien)	1838.00
BP290	4025762	Enkel batteripakke 190 II-serien	2062.00
BP291	3894688	Batteripakke, Fluke 190 serien	2971.00
C120	646189	Hard koffert (43B/120-serien)	961.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	1419.00
C125	646858	Myk veske	439.00
C190	677401	Hard koffert (190-serien)	2300.00
C195	677408	Myk veske	2109.00
C290	3894803	Hardplast koffert	1892.00
CS20MA	677393	Strømskunt 4-20 mA	856.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	920.00
HC120	646668	Krokklemmer	487.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	526.00
HC200	2086410	Krokklemmer	350.00
HH290	3894844	Opphengskrok ScopeMeter 190 II-serien	626.00
MA190	1567481	Tilbehørssett Medico (190-serien)	4056.00
OC4USB	2166266	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (USB)	1491.00
PM8907/801	613999	Batterilader/nettspenningsadapter EUR (120-serien)	1081.00
PM8907/807	624764	Batterilader/nettspenningsadapter	1062.00
PM8907/808	614039	Batterilader/nettspenningsadapter UNIVERSAL (120-serien)	1282.00
PM9080	1641983	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (RS232)	2423.00
PM9081	916093	Dobbel bananplugg til BNC-adapter hunn	449.00
PM9082	916163	Dobbel banankontakt til BNC-adapter hann	449.00
PM9091	935598	Koaksial-BNC-kabler (1,5 m)	1081.00
PM9092	935601	Koaksial-BNC-kabler (0,5 m)	931.00
PM9093	935593	BNC hann til BNC-adapter hunn	607.00
PM9096/201	651742	Sekundær pickup	3017.00
RS120-III	4023947	Erstatningssett for prober	954.00
RS400	3894867	Erstatningssett for VPS400 prober	713.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	1229.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	5255.00
SCC120E	646684	FlukeView programvare og USB kabel (120-serien)	4178.00
SCC128	2100199	Auto-tilbehørssett (120-serien)	6690.00
SCC198	2100208	Auto-tilbehørssett (190-serien)	8408.00
SCC190	671826	FlukeView programvare og USB kabel og veske (serie 190)	5842.00
SCC290	3894826	Software og hardplast koffert	3644.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	473.00
STL90	201233	Skjermet testledningssett (120/190-serien)	2251.00
STL120-III	4023901	Skjermet testledning	1717.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	1682.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	3207.00
TAS90	614187	Auto-tilbehørssett (120/190-serien)	730.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	1511.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	473.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	1629.00
VPS101	3086317	1:1 spenningsprobesett, svart, 30 MHz, 1,2 m	1958.00
VPS210-G	3086247	10:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 1,2 m	1958.00
VPS210-R	3086235	10:1 spenningsprobesett, 1 rød, 200 MHz, 1,2 m	1958.00
VPS212-G	3086286	10:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 2,5 m	1958.00
VPS212-R	3086273	10:1 spenningsprobesett, rød, 200 MHz, 2,5 m	1958.00
VPS220-G	3086300	100:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 1,2 m	1958.00
VPS220-R	3086299	100:1 spenningsprobesett, rød, 200 MHz, 1,2 m	1958.00
VPS40-III	4023920	Spenningsprobe	1112.00
VPS410-II-B	4276937	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 blå	1683.00
VPS410-II-G	4276943	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 Grå	1683.00
VPS410-II-R	4276928	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 rød	1683.00
VPS410-II-V	4276955	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 grønn	1683.00
VPS420-R	3894783	100:1 høyspenningsprober, rød og sort	2140.00
VPS420-B	4411541	Høyspenningsprobe robust; blå/sort	2240.00
VPS420-G	4411565	Høyspenningsprobe robust; grå/sort	2240.00
VPS420-V	4411583	Høyspenningsprobe robust; grønn/sort	2240.00
VPS510-R	4025781	10:1 spenningsprobesett, 1 rød, 500 MHz	1683.00
VPS510-B	4025796	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, blå	1683.00
VPS510-G	4025801	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, grå	1683.00
VPS510-V	4025812	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, grønn	1683.00

### Nettkvalitetsinstrumenter

Fluke 345	2584181	Nettkvalitetstang	14327.00
Fluke 430-II/MA	4779032	430-II Motoranalysator oppgraderingssett	18957.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Nettkvalitets- og energianalysator u/tenger	37739.00
Fluke 434-II	4116638	Nettkvalitets- og energianalysator	43739.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Nettkvalitets- og energianalysator/International	43739.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Avansert nettkvalitets- og energianalysator u/tenger	45459.00



Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke 435-II	4116661	Avansert nettkvalitets- og energianalysator	50538.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Nettkvalitets- og energianalysator/International	50538.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	Avansert nettkvalitets- og energianalysator 400 Hz (uten strømtenger)	63823.00
Fluke 437-II	4116692	Avansert nettkvalitets- og energianalysator 400 Hz	70001.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Nettkvalitets- og energianalysator/International	62501.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Nettkvalitets- og motoranalysator, uten tenger og FC WiFi SD kort	63380.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Nettkvalitets- og motoranalysator, uten FC WiFi SD kort	69272.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energilogger, EU/US versjon	22514.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energilogger, international versjon	22514.00
Fluke 1732/B	4706566	Energilogger, basis versjon	19811.00
Fluke 1732/Upgrade	4920958	oppgraderingssett for 1732 til 1734	2374.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energilogger, EU/US avansert versjon	25216.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energilogger, avansert international versjon	25216.00
Fluke 1734/B	4706582	Energilogger, avansert versjon uten flex strømtenger	22514.00
Fluke 1734/WINTL	4710227	Energilogger, trådløs international	25216.00
Fluke 1736/EUS	4534519	3-fase effektlogger, EU/US versjon	37699.00
Fluke 1736/B	4563561	3-fase effektlogger, Basisversjon, ingen strømtenger	35799.00
Fluke 1736/INTL	4563550	3-fase effektlogger, Internasjonal versjon	37699.00
Fluke 1738/EUS	4563577	3-fase effektlogger, EU/US avansert versjon	45299.00
Fluke 1738/B	4588378	3-fase effektlogger, Avansert versjon, ingen strømtenger	37699.00
Fluke 1738/INTL	4588384	3-fase effektlogger, Internasjonal avansert versjon	42399.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	32406.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	32406.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	29624.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	32406.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	32406.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	29624.00
1742-6/Upgrade	4920964	1742 til 1746 oppgradering	15846.00
1742-8/Upgrade	4920973	1742 til 1748 oppgradering	29318.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	44459.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	44459.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	41678.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	44459.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	44459.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	41678.00
1746-8/Upgrade	4920986	1746 til 1748 oppgradering	15846.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	55586.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	55586.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	52804.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	55586.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	55586.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	52804.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Effektlogger (tre-fase), Topas	102679.00
Fluke 1760	2630744	Effektlogger (tre-fase), Topas	118978.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Effektlogger (tre-fase), Topas	140708.00
Fluke 1760TR	2637634	Effektlogger (tre-fase), Topas	157006.00
Fluke VR1710	3030923	Enfase nettkvalitetsovervåker	6528.00
C1740	4116762	Myk veske for 174X og 43X-II nettkvalitetsanalyser	1730.00
C437-II	4116743	Hardplastkoffert m/hjul 430 Series II	4028.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	1850.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	51463.00

#### Tilbehør til nettkvalitetsinstrumenter

1743/1744 Poleset	3024485	Monteringssett (Fluke 1743/1744)	335.00
3140R	2650136	Strømtang, 400 A	3311.00
3210-PR-TF-II	4531769	1000A Fluke 1750 tynn flexi 61cm	4951.00
3310-PR-TF-II	4531778	5000A Fluke 1750 tynn flexi 61cm	6931.00
3PHVL-1730	4344712	Kabel sett, Spendings Test Ledninger 3-Phase+N (1730)	709.00
3312-PR-TF-II	4531784	5000A Fluke 1750 tynn flexi 122cm	8416.00
BP120MH	2544081	NiMH-batteri (120-serien/43B)	859.00
BE345	2839604	Batterieliminator (Fluke 345)	1314.00
BC430/820	4328676	Energi effektivt universal spenningsforsyning 100-240V +/-10%	1180.00
BP1730	4389436	Li Ion Batteri Pakke 3.7V 2500mAh (1730)	343.00
C120	646189	Hard koffert (43B/120-serien)	961.00
C17xx	4637381	FLUKE-17xx Myk veske	1165.00
CS1750	2673962	Hard koffert (Fluke 1750)	2183.00
1730 Hanger	4358028	Opphengs sett (1730)	474.00
1730 Cable	4395217	Kabel, AUX input kabel (1730)	248.00
1750/Case	2650124	Hard koffert (Fluke 1750)	4833.00
FLUKE-1736/UPGRADE	4563589	Oppgraderingssett fra 1736 til 1738	7499.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - ekstra SEAT Lisens	9566.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - ekstra SITE Lisens	47929.00
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-fase Fluke 1735 & 1745 tynn flexi sett	14756.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-fase Fluke 1743/4 tynn flexi sett	16103.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A 1fase Fluke 1735 & 174X tynn flexi	3683.00



Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
FLUKE-173X ADPT	4717827	AUX inngangsadapter, 173X	1233.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Testledning for Fluke 173x; 0.1m	412.00
Fluke 17xx TL 1.5M	4715392	Testledning for Fluke 173x; 1.5m	306.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-fase 36-INCH tynn flexi sett	13901.00
GPS430-II	4693803	GPS tidssynkroniseringsmodul (430-II-serien)	14517.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS tidssynkroniseringsmodul (Fluke 1760)	3603.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tommer	1649.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tommer	1753.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tommer	1856.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 tommer, 3 stk.	4744.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 tommer, 3 stk.	5054.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 tommer, 3 stk.	5363.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 tommer, 4 stk.	6188.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 tommer, 4 stk.	6600.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 tommer, 4 stk.	7014.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	1-fase ministrømtangsett	4337.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Trefase ministrømtangsett	4519.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Firefase ministrømtangsett	6081.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-fase 5A/50A ministrømtangsett for nettkvalitet	4337.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Trefase ministrømtangsett	4519.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Firefase ministrømtangsett	6081.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Trefase ministrømtangsett	4438.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Firefase ministrømtangsett	6081.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL strømtang	2063.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL strømtang, 3 stk.	5879.00
i400	2277225	AC strømtang (400 A)	1370.00
i400s	2277202	AC strømtang (400 A)	2398.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	6000A Fluke 430 tynn flexi 61cm	3360.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	6000A Fluke 430 tynn flexi 61cm 4 stk.	10073.00
i5s	2508467	AC-strømtang (5 A)	4424.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A strømtang	2700.00
i5sPQ3	2457508	AC strømtang (5 A), 3-pakke	10669.00
IEEE519/REPORT	4589748	Softwarelisens for IEEE519 rapportering	5064.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Magnetprober for 4mm banan, 4 stk.	911.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB til seriell RS232 adapter	357.00
OC4USB	2166266	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (USB)	1491.00
PM9080	1641983	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (RS232)	2423.00
TLS430	2157713	Testledninger og krokodilleklemmer (4 svarte, 1 grønn) - 430-serien	1044.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Strømtransformator med klemme 10A/1A (Fluke 1760)	3231.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Strømtransformator med klemme 50A/5A (Fluke 1760)	3174.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Strømtransformator med klemme 200A/20A (Fluke 1760)	3174.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	3889.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	3889.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	7779.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, delfinklemme, rød	175.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 nullmodemkabel, 3M	217.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, shunt 1 A AC/DC	1867.00
TPS Shunt 20mA	2540553	AC/DC grensekrets 20mA (Fluke 1760)	2634.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Spenningsprobe 10V (Fluke 1760)	2554.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Spenningsprobe 100V (Fluke 1760)	2554.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Spenningsprobe 400V (Fluke 1760)	2554.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Spenningsprobe 600V (Fluke 1760)	2509.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Spenningsprobe 1000V (Fluke 1760)	3974.00
VL1735/45	3276205	Banan firefase spenningsledningssett for Fluke-1735/45	2053.00
Fluke WiFi/BLE	4591273	Dongle til USB adapter WIFI/BLE	1788.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	195.00
IP65 Adapter Set	4946241	IP65-merket spenningskontakt	1984.00
3PHVL-1730-5M	4920999	Kabelsett, testledninger spenning 3-faser+N 5m	1029.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	1984.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 stk.	4757.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 stk.	6342.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	1984.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 stk.	4757.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 stk.	6342.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	2374.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 stk.	5545.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 stk.	7130.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi forlengelsesledning, 5m	1187.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Testledningssett; 1000V CAT III, Ikke-stabelbar; 0.18 m; rød/sort	315.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Opphengsett	556.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS mottakerantenne	11887.00
F17XX Cable Markers	4921140	Merkese sett for kabler, 05MM	473.00
MP1-3R/1B	4944790	3 røde/1 sort magnetprober for 4 mm banan	788.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
<b>Vibrasjonstestere</b>			
Fluke 805	4094385	Vibrasjonsmaler	14365.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibrasjonsmaler inkl. Fluke Connect	14365.00
Fluke 805/ES	4636786	Ekstern vibrasjon-sensor	10281.00
Fluke 810	3542635	Vibrasjonstester	83915.00
Fluke 820-2	4550041	LED-stroboskop	8286.00
Fluke 830	4454396	Laser innrettings verktøy	66585.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magnetisk brakett	7843.00
Fluke 830/Shims	4551330	Laser innrettings verktøy, skiver	7843.00
810S	3530828	Sensor	12640.00
810QDC	3530837	Kabel for hurtigfrakobling	1308.00
810SMM	3530862	Magnetfeste for sensor	1841.00
810SMP	3530855	Magnetfeste for sensor (10 stk)	246.00
SBP-810	3530843	Smart batteripakke	2301.00
Fluke-810PA	3986002	AC nettadapter med internasjonalt pluggsett	719.00

## Prosesskalibratorer

<b>Prosesskalibratorer i 700-serien</b>			
Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	35111.00
Fluke 705	665091	Sløyfekalibrator	6377.00
Fluke 707	1617262	Sløyfekalibrator	7476.00
Fluke 707Ex	2032187	Egensikker sløyfekalibrator	9997.00
Fluke 709	4234350	Sløyfe kalibrator	7009.00
Fluke 709H	4234361	Sløyfe kalibrator og HART-kommunikasjonsverktøy	11448.00
Fluke 712B	4387857	RTD temperaturkalibrator	9695.00
Fluke 714B	4387869	TC temperaturkalibrator	9695.00
Fluke 715	620101	Volt/mA-kalibrator	11424.00
Fluke 717 1G	2547166	Trykkalibrator (68.9 mbar)	12816.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	12816.00
Fluke 717 100G	1630430	Trykkalibrator (7 bar)	12816.00
Fluke 717 30G	662897	Trykkalibrator (2 bar)	13292.00
Fluke 717 300G	2547175	Trykkalibrator (20 bar)	12816.00
Fluke 717 500G	2547182	Trykkalibrator (34.7 bar)	12816.00
Fluke 717 1000G	2547194	Trykkalibrator (69 bar)	12816.00
Fluke 717 1500G	2547203	Trykkalibrator (103.4 bar)	13939.00
Fluke 717 3000G	2547215	Trykkalibrator (207 bar)	14193.00
Fluke 717 5000G	2547232	Trykkalibrator (345 bar)	14193.00
Fluke 717-10000G	4058813	Trykkalibrator (690 bar)	13939.00
Fluke 718 30G	665075	Trykkalibrator (2 bar)	24415.00
Fluke 718 1G	2547148	Trykkalibrator (68.9 mbar)	25443.00
Fluke 718 100G	665080	Trykkalibrator (7 bar)	24415.00
Fluke 718 300G	2547153	Trykkalibrator (20 bar)	25443.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Egensikker trykkalibrator (2 bar)	31414.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Egensikker trykkalibrator (7 bar)	31414.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Egensikker trykkalibrator (20 bar)	31414.00
Fluke 719 30G	3315332	Elektrisk trykkalibrator (2 bar)	29542.00
Fluke 719 100G	3315344	Elektrisk trykkalibrator (7 bar)	29542.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Elektrisk trykkalibrator, 2 bar	25669.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Elektrisk trykkalibrator, 10 bar	25669.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Elektrisk trykkalibrator, 20 bar	25669.00
Fluke 720URTD	4382695	Universell RTD-adapter for 721, 721Ex og 719Pro	1426.00
Fluke-721-1601	4353241	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 6.9 bar	17821.00
Fluke-721-1603	4353283	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 20 bar	17821.00
Fluke-721-1605	4353327	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 34 bar	17821.00
Fluke-721-1610	4353366	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 69 bar	17503.00
Fluke-721-1615	4353401	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 103 bar	17821.00
Fluke-721-1630	4353447	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 200 bar	17503.00
Fluke-721-1650	4353486	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 345 bar	17503.00
Fluke-721-3601	4353252	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 6.9 bar	17821.00
Fluke-721-3603	4353290	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 20 bar	17821.00
Fluke-721-3605	4353330	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 34 bar	17821.00
Fluke-721-3610	4353375	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 69 bar	17821.00
Fluke-721-3615	4353412	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 103 bar	17503.00
Fluke-721-3630	4353458	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 200 bar	17821.00
Fluke-721-3650	4353499	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 345 bar	17821.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 6.9 bar	24484.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 20 bar	24484.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 34 bar	24484.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 69 bar	24047.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 103 bar	24047.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 200 bar	24047.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 345 bar	24047.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 6.9 bar	24047.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke 721EX-3603	4353311	Trykkkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 20 bar	24047.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Trykkkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 34 bar	24047.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Trykkkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 69 bar	24047.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Trykkkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 103 bar	24047.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Trykkkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 200 bar	24047.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Trykkkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 345 bar	24047.00
Fluke 724	1553041	Temperaturkalibrator	19520.00
Fluke 725	664133	Multifunksjonsprosesskalibrator	27484.00
Fluke 725Ex	2098179	Egensikker multifunksjonell prosesskalibrator	33286.00
Fluke 726	2452080	Multifunksjonskalibrator	31267.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automatisk trykkkalibrator , w/FC (2 Bar)	75069.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automatisk trykkkalibrator, w/FC (10 Bar)	75069.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automatisk trykkkalibrator, w/FC (20 Bar)	75069.00
Fluke 729 30G	4856990	Automatisk trykkkalibrator (2 Bar)	73237.00
Fluke 729 150G	4856983	Automatisk trykkkalibrator (10 Bar)	73237.00
Fluke 729 300G	4856976	Automatisk trykkkalibrator (20 Bar)	73237.00
Fluke 753 EU	4411027	Dokumenterende prosesskalibrator	45552.00
Fluke 754 EU	4400387	Dokumenterende prosesskalibrator	57431.00
Fluke 771	2646347	Prosesstang	4661.00
Fluke 772	3362352	Prosesstang	6763.00
Fluke 773	3362365	Prosesstang	9671.00
Fluke 787B	4777186	Prosessmeter	8899.00
Fluke 789/E	3977194	Process Meter	9942.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Prosessmeter og FC Connector	10107.00

<b>Trykkmoduler</b>			
Fluke-700G01	4353523	Trykkmåler, -10" to 10" WC (27 mbar)	6479.00
Fluke-700G02	4353538	Trykkmåler, -30" to 30" WC (69 mbar)	6479.00
700G04	4096972	Trykkmåler, +/- 1 bar	6479.00
700G05	4097514	Trykkmåler, 2 bar	6479.00
700G06	4097538	Trykkmåler, 6.9 bar	6479.00
700G07	4097561	Trykkmåler, 34 bar	6479.00
700G08	4097592	Trykkmåler, 69 bar	6479.00
700G27	4097545	Trykkmåler, 20 bar	6479.00
700G29	4097605	Trykkmåler, 200 bar	6723.00
700G30	4097610	Trykkmåler, 345 bar	6723.00
700G31	4097622	Trykkmåler, 690 bar	6723.00
Fluke-700GA4	4353545	Trykkmåler, 1 bar absolutt	6479.00
Fluke-700GA5	4353550	Trykkmåler, 2 bar absolutt	6479.00
Fluke-700GA6	4353561	Trykkmåler, 6.9 bar absolutt	6479.00
Fluke-700GA27	4353577	Trykkmåler, 20 bar absolutt	6479.00
700HTPK	4124358	Hydraulisk test pumpe, 0 til 690 bar	9172.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Premium hydraulisk testpumpesett	13687.00
Fluke 700MTH	4623345	Premium metrisk testslange for trykk	5130.00
Fluke 700M20TH	4623338	Premium M20 testslange for trykk	5038.00
700PCK	100062	Trykkmodulkalibreringssett	11591.00
Fluke 700PTPK	4124364	Pneumatisk test pumpe kit, 0 til 41 bar	4694.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Premium pneumatisk testpumpesett	12871.00
700G/TRACK	4123225	Data logging kabel & programvare	3607.00
Fluke-700RG05	4353589	Trykkmåler, Refereranse, +2 bar	6723.00
Fluke-700RG06	4353592	Trykkmåler, Refereranse, 6.9 bar	6723.00
Fluke-700RG07	4353605	Trykkmåler, Refereranse, 34 bar	6723.00
Fluke-700RG08	4353610	Trykkmåler, Refereranse, 69 bar	6723.00
Fluke-700G10	4353654	Trykkmåler, 140 bar	6479.00
Fluke-700RG29	4353622	Trykkmåler, Refereranse, 200 bar	7456.00
Fluke-700RG30	4353631	Trykkmåler, Refereranse 345 bar	7324.00
Fluke-700RG31	4353646	Trykkmåler, Refereranse, 690 bar	7456.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Premium testslange for trykktransmittere, 5K?	5130.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Premium testslange for trykktransmittere, 10K	5988.00
750P00	4352270	Overtrykksmodul (0 - 2.5 mbar)	14992.00
750P01	4352281	Overtrykksmodul (0 - 25 mbar)	11577.00
750P02	4352750	Overtrykksmodul (0 - 70 mbar)	11370.00
750P22	4352296	Overtrykksmodul (0 - 70 mbar)	11370.00
750P03	4352738	Overtrykksmodul (0 - 350 mbar)	11370.00
750P23	4352308	Overtrykksmodul (0 - 350 mbar)	11577.00
750P04	4352313	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	11577.00
750P24	4352324	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	11577.00
750P05	4352336	Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	11577.00
750P06	4352349	Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	11577.00
750P27	4352351	Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	11577.00
750P07	4352360	Overtrykksmodul (0 - 35 bar)	11577.00
750P08	4352372	Overtrykksmodul (0 - 70 bar)	11577.00
750P09	4352385	Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	11577.00
750P2000	4352397	Overtrykksmodul (0 - 140 bar)	11577.00
750P29	4352403	Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	18356.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
750P30	4352415	Overtrykksmodul (0 - 340 bar)	18356.00
750P31	4352426	Overtrykksmodul (0 - 700 bar)	18356.00
750PA3	4352432	Overtrykksmodul (0 - 350 mbar)	13340.00
750PA4	4352444	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	13340.00
750PA5	4352459	Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	13340.00
750PA6	4352467	Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	13340.00
750PA27	4352471	Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	13102.00
750PA7	4352480	Overtrykksmodul (0 - 35 bar)	13340.00
750PA8	4352498	Overtrykksmodul (0 - 70 bar)	12950.00
750PA9	4352500	Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	12719.00
750PV3	4352517	Overtrykksmodul (-350 mbar)	12719.00
750PV4	4352521	Overtrykksmodul (-1 bar)	12950.00
750PD2	4352539	Overtrykksmodul (-70 - 70 mbar)	12950.00
750PD3	4352542	Overtrykksmodul (-350 - 350 mbar)	12950.00
750PD10	4352556	Overtrykksmodul (-700 - 700 mbar)	12719.00
750PD4	4352563	Overtrykksmodul (-1 - 1 bar)	12950.00
750PD5	4352574	Overtrykksmodul (-1 - 2 bar)	12950.00
750PD50	4352588	Overtrykksmodul (-1 - 3.5 bar)	12719.00
750PD6	4352595	Overtrykksmodul (-1 - 7 bar)	12950.00
750PD7	4352602	Overtrykksmodul (-1 - 14 bar)	12950.00
750PD27	4352616	Overtrykksmodul (-1 - 20 bar)	12950.00
750R04	4352625	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	12719.00
750R06	4352633	Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	12950.00
750R27	4352640	Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	12719.00
750R07	4352657	Overtrykksmodul (0 - 35 bar)	12950.00
750R08	4352669	Overtrykksmodul (0 - 70 bar)	12719.00
750R29	4352678	Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	19462.00
750R30	4352684	Overtrykksmodul (0 - 340 bar)	19115.00
750R31	4352691	Overtrykksmodul (0 - 700 bar)	19115.00
750RD5	4352706	Overtrykksmodul (-1 - 2 bar)	14294.00
750RD6	4352714	Overtrykksmodul (-1 - 7 bar)	14294.00
750RD27	4352723	Overtrykksmodul (-0.8 - 20 bar)	14294.00
750P01Ex	4558658	Ex Overtrykksmodul (0 - 25 mbar)	22387.00
750P24Ex	4558686	Ex Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	22387.00
750P05Ex	4558664	Ex Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	22387.00
750P06Ex	4558673	Ex Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	22387.00
750P27Ex	4558699	Ex Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	22387.00
750P09Ex	4558725	Ex Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	22387.00
750P29Ex	4558702	Ex Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	38245.00
750PA4Ex	4558716	Ex Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	24253.00
<b>Prosesskalibratortilbehør</b>			
700HTH-1	2811795	Hydraulisk testslange	7727.00
700ILF	1566730	Seriefilter	782.00
700LTP-1	2811763	Lavtrykkestestpumpe	11460.00
700-IV	202561	Strømskunt	4078.00
700PMP	617131	Trykkpumpe (10 bar)	5754.00
700PRV-1	2811808	Trykkavlastingsventil for 700HTP	9310.00
700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpumpe	7438.00
700SC	667425	Kabel til serielt grensesnitt (Fluke 725/725Ex/726)	1942.00
700TC1	620119	Termokoblingspluggsett (10 typer)	1170.00
700TC2	620127	Termokoblingspluggsett (5 typer)	953.00
Fluke 720RTD	4366669	RTD-probe for 721, 721Ex og 719Pro	2377.00
787CAL 230	662996	Kalibreringsmodul (Fluke 787)	9752.00
BC7217	668217	Batterilader	2636.00
BE9005 240	946652	Batterieliminatør	1259.00
BP7235	668225	NiMH-batteri	2037.00
C700	606928	Hard bærekoffert (700-serien)	2920.00
C789	946694	Myk meterveske	1607.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2230.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1281.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	9581.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	393.00
BP7240	4022220	753/754 ekstra batteri	1434.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	28657.00
BC7240	4022655	Batterilader (753/754)	378.00
HART Drywell Cable	2111088	Kabelsett, Hart tørrblokkontroll	1227.00
Fluke-71x	3345825	Slange sett	820.00
Fluke 700TLK	3829398	Testledningssett prosess	1152.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Programvare for logging med kabel	3585.00
Fluke 720URTD	4382695	Universell RTD-adapter for 721, 721Ex og 719Pro	1426.00



Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
<b>Generelt tilbehør</b>			
<b>Testledninger, testprober og testklemmer</b>			
80K-15	618113	Høyspenningsprobe	2411.00
AC175	4101772	Alligator-klemmesett med gjenger	212.00
AC220	1610103	SureGrip krokodilleklemmesett	371.00
AC280	1610115	SureGrip hakeklemmesett	273.00
AC283	1610144	SureGrip pinsett-klemmesett	338.00
AC285	1610159	SureGrip krokodilleklemmesett	179.00
AC285-FTP	4073928	Krokodilleklemmer og adaptere (FTP-1, FTPL-1)	209.00
AC288	4617784	SureGrip™ Probe for rekkeklemmer	324.00
AC87	1278079	Robuste skinneklemmer	381.00
AC89	873448	Kraftig gjennomtrengende testklemme for isolasjon	424.00
BP980	1616807	Dobbel banankontakt sett	437.00
FTP-1	3869437	Probesett med sikring	832.00
FTPL-1	3869443	Probesett med sikring og testledninger	971.00
H900	1616818	Testledningsholder	240.00
Leadwrap	4083525	Solide nylonstroppe for lagring av probeledninger, 3 stk.	80.00
T5-Kit	3971169	T5-sett	424.00
T5-RLS	4089137	Erstatningssett testledninger (T5)	180.00
TL175	3521976	Twist Guard testledninger	217.00
TL175E	3565554	Twist Guard testledninger, 4mm	258.00
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip industrielt testledningssett	639.00
TL221	2003602	SureGrip skjøteledningssett	273.00
TL222	2003616	SureGrip silikontestledningssett	273.00
TL223-1	3971184	SureGrip testledningssett for elektro	616.00
TL224	1610198	SureGrip silikontestledningssett	257.00
TL225-1	3971191	TL225, testledningssett mot spøkelsesspenning	876.00
TL238	2132831	SureGrip høyenergi testledningssett	629.00
TL27	668571	Kraftig testledningssett	273.00
TL40	1590606	Testledningssett med forlengbar spiss	448.00
TL71-1	3971207	TL71, testledningssett	210.00
TL75-1	3971218	TL75, testledningssett	187.00
TL76	2032684	Testledningssett, alt-i-ett	350.00
TL80A-1	3971229	TL80A, testledningssett	609.00
TL81A	1277073	Deluxe elektronisk testledningssett	1370.00
TL910	1616632	Elektronisk testledningssett (med utbyttbare spisser)	629.00
TL930	1616671	Testledning (60 cm)	139.00
TL932	1616680	Testledning (90 cm)	155.00
TL935	1616698	Testledningssett (60, 90, 120 cm)	477.00
TL940	1616705	Testledninger med minikrok	155.00
TL950	1616710	Testledninger med miniklemme	273.00
TL960	1616722	Testledninger med mikrokrok	155.00
TL970	1616793	Testledningssett med krok og klemme	609.00
TLK1550-RTL	4112351	Integrert testledning og 10KV klemme	1909.00
TLK220	2097022	SureGrip tilbehørspakke	1256.00
TLK-225	3971234	TLK225, SureGrip hovedsett	1370.00
TLK281-1	3971241	TLK281, testledningssett for auto	1156.00
TLK-282-1	3971252	TLK282, DeLuxe testledningssett for auto	1468.00
TLK287	3045631	Elektronisk hovedtestledningssett	1494.00
TLK289	3092521	Industrielt hovedtestledningssett	1494.00
TLK290	2435092	Testledningssett	489.00
TLK291	2435108	Testprobesett med sikring	500.00
TP1-1	3971265	TP1, testprober	141.00
TP175	3521983	TwistGuard testprober, 2mm diameter probespisser	139.00
TP175E	3565568	TwistGuard testprober, 2mm diameter probespisser med 4mm adaptere	168.00
TP2-1	3971283	TP2, testprober	156.00
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip testprober	156.00
TP38	1541636	Tynn testprobe (isolert)	139.00
TP74	1541649	Testprober med lanternespiss	155.00
TP80	873455	Elektroniske testprober	307.00
TP912	1616644	Ekstra spisser til TL910	273.00
TP920	1616659	Adaptersett til testprober	437.00
<b>Strømtenger</b>			
80i-110s	114519	AC/DC strømtang (100 A)	6885.00
90i-610s	201258	AC/DC strømtang (600 A) for auto	3754.00
i1000s	1568487	AC strømtang (1000 A)	5599.00
i1010	617735	AC/DC strømtang (1000 A)	3951.00
i1010 Kit	2096998	AC/DC strømtang (1000A) med myk veske	4044.00
i200	664755	AC strømtang (200 A)	1370.00
i2000 flex	2584912	AC fleksibel strømtang (2000 A)	2621.00
i200s	664760	AC strømtang (200 A)	2284.00
i30	2584920	AC/DC strømtang (30A)	3426.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
i3000 flex-4PK	2696367	AC strømtang (3000 A), 4-pack	11418.00
i3000s	657202	AC strømtang (3000 A)	6394.00
i3000s flex-24	2584888	AC fleksibel strømtang (300A), 610 mm	4044.00
i3000s flex-36	2584901	AC fleksibel strømtang (3000 A), 915 mm	4818.00
i30s	2584935	AC/DC strømtang (30A)	4794.00
i310s	2840309	AC/DC strømtang (300 A)	2948.00
i400	2277225	AC strømtang (400 A)	1370.00
i400s	2277202	AC strømtang (400 A)	2398.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Current Clamp (1750)	3294.00
i410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2284.00
i410 Kit	2097005	AC/DC strømtang (400A) med myk veske	2543.00
i6000s flex-24	2840311	AC strømtang (6000 A)	5186.00
i6000s flex-36	2840327	AC strømtang (6000 A)	5933.00
i800	2840283	AC strømtang (800 A)	1905.00

#### Temperaturtilbehør

80AK-A	2747812	Termokoblingsadapter	251.00
80BK-A	2747801	Integrert DMM-temperaturprobe (Type K)	284.00
80CJ-M	833046	Minikontakter (type J) hann	187.00
80CK-M	779942	Minikontakter (type K) hann	187.00
80PJ-1	1288191	Universalprobe (type J)	210.00
80PJ-9	1288218	Universalprobe (type J)	564.00
80PJ-EXT	1288234	Utvidelsesledningssett (type J)	500.00
80PK-1	750422	Universalprobe (type K)	268.00
80PK-10	3439199	Temperaturprobe for rør (type K)	1946.00
80PK-11	2724500	Velcro temperaturprobe	327.00
80PK-18 Kit	3448859	Temperaturprobe for rør sett	3173.00
80PK-22	2098684	SureGrip nedsenkningsprobe	876.00
80PK-24	2098691	SureGrip luftprobe	1145.00
80PK-25	2098706	SureGrip innstikkprober	1034.00
80PK-26	2098714	SureGrip universalprobe	1145.00
80PK-27	2098723	Suregrip industriell overflateprobe	3312.00
80PK-3A	874610	Overflateprobe (type K)	2007.00
80PK-8	200360	Temperaturprobe for rør (type K)	1598.00
80PK-9	1288229	Universalprobe (type K)	564.00
80PK-EXT	1288241	Utvidelsesledningssett (type K)	500.00
80PR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66/68)	629.00
80PT-25	2104397	SureGrip innstikkprober	933.00
80PT-EXT	1288252	Utvidelsesledningssett (type T)	500.00
80T-150UA	3190456	Universal temperaturprobe (for DMM)	2428.00
80TK	736736	Termokoblingsmodul (type K)	1221.00

#### Vesker og hylstre

C10	897744	Meterhylster	212.00
C100	827055	Hard koffert til meter og tilbehør	580.00
C101	2437514	Hard koffert	525.00
C115	2826063	Myk meterveske	525.00
C116	2826074	Myk meterveske	625.00
C120	646189	Hard koffert (43B/120-serien)	961.00
C125	646858	Myk veske	439.00
C12A	930529	Myk meterveske	254.00
C150	4111540	Myk meterveske	259.00
C1600	2091049	Verktøykasse til meter og tilbehør	332.00
C1620	4359042	Bæerveske	1913.00
C190	677401	Hard koffert (190-serien)	2300.00
C195	677408	Myk veske	2109.00
C20	708396	Hard meterkoffert	547.00
C23	1663209	Myk meterveske	212.00
C25	681114	Myk meterveske	494.00
C280	3182785	Myk meterveske	564.00
C33	1664120	Myk meterveske	235.00
C345	3311173	Myk bæerveske	665.00
C35	2826056	Myk meterveske	408.00
C43	1663230	Myk meterveske	693.00
C50	762823	Myk meterveske	341.00
C510	1547885	Meterveske i skinn	648.00
C520A	1629104	Testerveske i skinn	505.00
C550	1547919	Verktøybag	1122.00
C75	865535	Myk tilbehørsveske	145.00
C781	619988	Myk meterveske	801.00
C789	946694	Myk meterveske	1607.00
C800	896220	Hard koffert til meter og tilbehør	593.00
C90	466029	Myk meterveske	347.00
CXT170	3352567	Koffert for ekstreme forhold	1477.00
CXT280	3352571	Koffert for ekstreme forhold	1477.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
CXT80	3352559	Koffert for ekstreme forhold	1477.00
CXT1000	4628917	Meget robust koffert	1477.00
H3	1608458	Hylster (330-serien)	365.00
H5	649365	Hylster for elektrisk tester (Fluke T5)	257.00
H6	2152040	Hylster for Fluke 63/65/68/561 infrarøde termometre	244.00
H15	4111533	Hylster (T100-serien)	251.00
H80M	2138458	Hylster + Magnetisk opphengssett	354.00
<b>Biltilbehør</b>			
90i-610s	201258	AC/DC strømtang (600 A) for auto	3754.00
BP880	2150594	BNC til dobbel stablebar hannbananplugg	123.00
BP881	2151015	BNC til dobbel stablebar hannbananplugg	144.00
PV350	919811	Trykk/undertrykk-modul	2543.00
RPM80	880849	Induktiv pickup	806.00
SCC128	2100199	Auto-tilbehørssett (120-serien)	6690.00
SCC198	2100208	Auto-tilbehørssett (190-serien)	8408.00
STL90	201233	Skjermet testledningssett (120/190-serien)	2251.00
TAS90	614187	Auto-tilbehørssett (120/190-serien)	730.00
TL28A	1273185	Auto-testledningssett	477.00
TL82	2150636	Spiss & sokkel biladaptersett	988.00
TP40	1567573	Stive, slanke prober for bil (fem) (4 mm)	327.00
TP81	2149098	Isolasjonsgjennomtrengende klemmesett (4 mm)	449.00
TP82	2149080	Isolasjonsgjennomtrengende klemmesett (4 mm)	449.00
TP88	2149102	Sett med stive, slanke probespisser	116.00
<b>Annet tilbehør</b>			
80K-40	382846	Høyspenningsprobe	2521.00
80K-6	532424	Høyspenningsprobe	1358.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	920.00
FOM	200428	Fiberoptisk modul	4908.00
FOS-850	200433	Fiberoptisk lyskilde	2958.00
FOS-850/1300	200441	Fiberoptisk lyskilde	7268.00
L200	2096346	Probelampe	187.00
L205	2098588	Lys med klemme	240.00
L206	2098595	Deluxe hodelys	336.00
L210	2096379	Probelampe og probeforlenger	327.00
L215	2096368	SureGrip -pakke med probelampe og -forlenger	741.00
MC50	2092300	MeterCleaner våtservietter (50-pakke)	741.00
MC6	2092212	MeterCleaner våtservietter (6-pakke)	107.00
PV350	919811	Trykk/undertrykk-modul	2543.00
SV225	3100477	Spenningsfilter	551.00
TPAK	1281997	ToolPak, meteropphengssett	327.00
<b>Sikringer</b>			
943121	943121	Sikring A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	42.00
803293	803293	Sikring A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	77.30
830828	830828	Sikring, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	67.70
2279339	2279339	Sikring, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	99.70
740670	740670	Sikring, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	32.50
<b>Programvare</b>			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1281.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2230.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms programvare og kabel (8845A/8846A)	2421.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1380.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms-oppgradering	1122.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	393.00
SCC120E	646684	FlukeView programvare og USB kabel (120-serien)	4178.00
SCC120F	646692	FlukeView Forms programvare og kabel (Fluke 123)	4103.00
SCC190	671826	FlukeView programvare og USB kabel og veske (serie 190)	5842.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	3207.00

Prisene kan endres uten forutgående varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.

**16** Alle priser er oppgitt ekskl mva og ekskl miljøavgift.

## **Fluke Norge AS**

Postboks 6054 Etterstad  
0601 Oslo

Tlf: 800 18 227  
Fax: 800 18 228  
E-mail: [info@no.fluke.com](mailto:info@no.fluke.com)  
Web: [www.fluke.no](http://www.fluke.no)

10001 - Fluke Test Tools Price List End  
Customer - Norwegian  
Rev. 35