

Información sobre los últimos productos y nuevas promociones de Beha-Amprobe.

**Comprobadores eléctricos
de dos polos Serie 2100,
2100-Alpha y 2100-Beta**

NUEVO
**Del primer
fabricante de pinzas
amperimétricas**

Pinzas Amperimétricas
TRMS de la Serie
AMP- 200-EUR

Pinzas Amperimétricas
TRMS de la Serie
AMP-300-EUR
para Mantenimiento
de Motores



Multímetros digitales Serie AM-500

¡Rentabilice su dinero!

Tenemos el multímetro ideal para cada aplicación con una excelente relación calidad-precio.



AM-500-EUR
Electricistas

- 600V AC/DC
- 10A AC/DC
- Incluye juego de puntas de prueba

AM-510-EUR
Electricistas

- 600V AC/DC
- 10A AC/DC
- Incluye juego de puntas de prueba

AM-520-EUR
Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

- 750V AC/DC
- 10A AC/DC
- Incluye juego de puntas de prueba
- Función de rango automática

Con IR-450 Termómetro GRATIS

AM-530-EUR KIT
Aplicaciones eléctricas

- AC 750V/DC 1000V
- 10A AC/DC
- Incluye juego de puntas de prueba
- Función de rango automática

Con IR-450 Termómetro GRATIS

AM-540-EUR KIT
Climatización avanzada

- 1000V AC/DC
- 10A AC/DC
- Incluye juego de puntas de prueba
- Función de rango automática

Con IR-450 Termómetro GRATIS

AM-550-EUR KIT
Entornos industriales

- 1000V AC/DC
- 10A AC/DC
- Incluye juego de puntas de prueba
- Función de rango automática

31€
Referencia 4102332

61€
Referencia 4102344

81€
Referencia 4131281

~~145€~~
100€
Referencia 4490034

~~165€~~
120€
Referencia 4490041

~~185€~~
140€
Referencia 4490052

Termómetro de bolsillo IR-450-EUR



El modelo 3 en 1 de bolsillo con termómetro infrarrojo, puntero laser y linterna de bolsillo IR-450-EUR

45€
Referencia 4308539

Comprobadores eléctricos de la Serie 2100 de Beha- Amprobe

- Resistentes, para uso en entornos industriales y comerciales
- Fabricado de acuerdo con la última versión de la norma EN 61243-3:2010
- Prueba de tensión con indicación LED, prueba de rotación de fases, carga conmutable mediante dos botones, comprobación de fases con un solo polo y prueba de continuidad.
- Para trabajar en entornos oscuros. Índice de protección IP 64
- Doble display con leds y pantalla LCD (sólo 2100-Beta)



57€
Referencia 4312495

2100-Alpha o 2100-Beta + Bolsa de transporte CC-Vp-7xx*



Valor 19 €

* Vaya a la página www.beha-amprobe.com/promotions para solicitar su regalo. No acumulable a otras promociones.



85€
Referencia 4312508

Visite nuestra página web:
beha-amprobe.com

NUEVO, del primer fabricante de Pinzas Amperimétricas



AMP-210-EUR

AMP-220-EUR

AMP-310-EUR

AMP-320-EUR

AMP-330-EUR

109€

Referencia 4560581

139€

Referencia 4560596

149€

Referencia 4560603

169€

Referencia 560615

199€

Referencia 4560626

Características de la Serie AMP-200:

- Verdadero Valor Eficaz
- Filtro Paso-Bajo
- Precisión aumentada en punta de mordaza
- Detección de tensión sin contacto (NCV)
- Comprobación acústica de continuidad y prueba de Diodo
- Modo de retención de la lectura y modo Relativo
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Categoría de seguridad: CAT III 600 V

Características de la Serie AMP-300:

- Verdadero Valor Eficaz
- Funciones de medida en motores
 - Medida de rotación
 - Comprobación de secuencia trifásica
 - Medida de la corriente de arranque
- Precisión aumentada en punta de mordaza
- Filtro Paso-Bajo para medida en variadores de velocidad

- Funciones para climatización
 - Medida de temperatura seleccionable en F° o C°
 - Medida de microamperios DC para comprobar sensores de llama
 - Medida de capacidad en condensadores de motor
- Categoría de seguridad: CAT III 600 V (AMP-310, AMP-320) CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (AMP-330)

Proinstall-100-EUR con software opcional*

Proinstall-200-EUR con software opcional*

TL-Earth

Kit de picas



PROIN-100/S-EUR*

804€

Referencia 4597367

ProInstall-100-EUR

615€

Referencia 4374504

PROIN-200/S-EUR*

1208€

Referencia 4597371

ProInstall-200-EUR

1019€

Referencia 4374519

131€

Referencia 4388671

* Los modelos IS incluyen el software DL-SW-Kit y el cable de comunicación para volcar los datos registrados a Microsoft Excel

Visite nuestra página web: beha-amprobe.com

BEHA-Amprobe especiales

Luxómetro



- Luxómetro con selección de rango manual LM-100
- Luxómetro con selección de rango automática LM-120

LM-100

109€

Referencia 3052348

LM-120

137€

Referencia 3052353

PM55A Multímetro de bolsillo



54€

Referencia 2727721

IR-730-EUR



- Resolución óptica: 30:1
- Rango de temperatura: De -32°C to 1050°C

156€

Referencia 4308517

Consulte todos los termómetros en nuestra página web

SM-10 Medidor de sonido

- Medida de nivel de sonido 30-130 dB
- Medidas de acuerdo con los filtros de evaluación de frecuencia A y C, con presentación directa en pantalla en dB
- Retención de la lectura y registro de valor MAX
- Conmutable entre tiempos de respuesta rápido y lento
- Retroiluminación



167€

Referencia 3052366

Visite nuestra página web www.beha-amprobe.com

Beha-Amprobe
In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Alemania
Tel.: +49 (0)7684 - 8009-0 www.beha-amprobe.com

Los precios que aparecen en este folleto son precios de venta al público recomendados y sin IVA. Periodo: del 1.2.2015 al 30.06.2015. No acumulable con otras promociones. Haga su pedido a través de su representante de ventas local. Hasta fin de existencias. Pub ID: 13290-spa. ©2014 Beha-Amprobe. Reservados todos los derechos.