

Tarif Fluke Outils de Diagnostic

Au: 15-12-2020

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	Multimètre Fluke Connect sans fil	323
FLK-3000FC GM	4467750	Kit maintenance Générale Fluke Connect sans fil	926
FLK-3000FC HVAC	4465607	Kit HVAC Fluke Connect sans fil	672
FLK-3000FC IND	4465599	Kit Industriel Fluke Connect sans fil	1157
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kit multimètre numérique et détecteur de tension 200V-1000V	461
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Multimètre numérique et kit de cordons de luxe	416
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimètre sans fil Fluke 3000 FC et kit de suspension magnétique TPAK	358
FLK-A3000FC	4401588	Module pince de courant AC Fluke Connect sans fil	208
FLK-A3000FC KIT	4465618	Kit contenant : Le multimètre, le module pince de courant AC et des accessoires	461
FLK-A3001FC	4459439	Module pince de courant AC Iflex Fluke Connect sans fil	242
FLK-A3001FC KIT	4465665	Kit : Le multimètre, le module pince de courant AC Iflex et des accessoires	497
FLK-A3002FC	4459442	Module de courant AC/DC Fluke Connect sans fil	138
FLK-A3003FC	4629295	Module pince de courant DC 2000 A Fluke Connect sans fil	578
FLK-A3004FC	4629301	Module pince de courant DC 4-20 mA Fluke Connect sans fil	693
FLK-T3000FC	4401563	Module de température type K Fluke Connect sans fil	208
FLK-T3000FC KIT	4465652	Kit contenant : Le multimètre, le module température et des accessoires	461
FLK-V3000FC	4401556	Module de tension AC Fluke Connect sans fil	219
FLK-V3000FC KIT	4465641	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension AC et des accessoires	461
FLK-V3001FC	4459421	Module de tension DC Fluke Connect sans fil	219
FLK-V3001FC KIT	4467777	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension DC et des accessoires	461
FLK-V3003FC KIT	4467789	Kit : Le multimètre + module de tension AC + module de tension DC + accessoires	751
Fluke Connect - Accessoires			
FLK-FC-SD 8GB	4463628	SD Card Fluke Connect sans fil	105
FLK-PC3000FC	4401602	Adaptateur PC Fluke Connect sans fil	115
FLUKE-IR3000FC	4460436	Connecteur Infrarouge Fluke Connect	154
Multimètres numériques			
Multimètres Série 110			
C50	762823	Sacoche	46
FLUKE-113 EUR	3088053	Fluke 113 Multimètre RMS électrique compact basique avec fonction VCHE	139
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimètre à valeur efficace vraie	183
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	217
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimètre/Thermomètre 6000 points à valeur efficace vraie	261
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Kit combiné HVAC, avec multimètre et pince de courant	369
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	334
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	272
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Kit combiné avec multimètre pour électriciens	352
FLUKE-117/PRV240	4636971	Kit Multimètre Fluke 117 / source de tension PRV240	346
Multimètres Série 170			
C90	466029	Sacoche pour multimètres	46
FLUKE-175 EGFID	1592901	Fluke 175 Multimètre numérique TRMS max. 1000 V AC/DC - 10 A AC/DC	261
FLUKE-177 EGFID	1592874	Multimètre 6000 points TRMS	316
FLUKE-179 EGFID	1592842	Multimètre 6000 points TRMS/Thermomètre	373

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	443
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Kit de réparation comprenant un multimètre industriel Fluke 179 IMSK	462
Multimètres Série 200			
BC500TDMM	4820410	Chargeur de batterie, FLUKE-279FC	135
C280	3182785	Sacoche	76
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Kit composé du Fluke 287 et du logiciel FlukeView® Forms	868
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Kit composé du Fluke 289 et du logiciel FlukeView® Forms	926
FLUKE-233 EU	3469334	Multimètre à affichage distant	369
FLUKE-279FC I/B	4989200	Multimètre thermique TRMS sans fil avec iFlex & batterie secondaire	1099
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Multimètre TRMS thermique sans fils avec Iflex	999
FLUKE-287/EUR	3947781	Multimètre 50 000 points enregistreur	672
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Kit composé du Fluke 287 et du logiciel FlukeView Forms	787
FLUKE-289/EUR	3947801	Multimètre 50 000 points enregistreur	729
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Kit composé du Fluke 289 et du logiciel FlukeView® Forms	845
FLUKE-289/IMSK	3449156	Kit de réparation comprenant un multimètre industriel	720
Multimètres Série 20			
C25	681114	Sacoche pour multimètres	66
FLUKE-27II/EUR	3947770	Multimètre industriel durci (IP67)	586
FLUKE-28II/EUR	3947820	Multimètre industriel durci (IP67)	586
FLUKE-28IIEEX	4017165	Multimètre numérique TRMS à sécurité intrinsèque	1407
Pinces multimètres			
FLUKE-323	4152628	Pince multimètre TRMS	144
FLUKE-324	4152637	Pince multimètre TRMS	187
FLUKE-325	4152643	Pince multimètre TRMS	260
FLUKE-353	2840252	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	694
FLUKE-355	2840265	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	867
FLUKE-365/E	3790607	Pince-multimètre 200A AC/DC TRMS à mâchoire détachable	288
FLUKE-368 FC	4709907	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 40 mm	771
FLUKE-369 FC	4709934	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 61 mm	771
FLUKE-373/E	3790564	Pince multimètre 600A TRMS AC	288
FLUKE-374 FC	4696001	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	405
FLUKE-375 FC	4695932	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	484
FLUKE-376 FC	4695861	Pince de courant 1000A AC/DC TRMS sans fil avec Iflex Fluke Connect	550
FLUKE-381	3610452	Pince multimètre écran détachable 1000A TRMS AC/DC + Iflex	647
FLUKE-902 FC	4695814	Pince multimeter HVAC TRMS sans fil	324
FLUKE-I2500-10	3676410	Pince de courant 2500 A avec iFlex, 10 pouces	150
FLUKE-I2500-18	3676405	Pince de courant 2500 A avec iFlex, 18 pouces	150
H3	1608458	Etui (Série 330)	50
Multimètres Série 70			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimeter	461
Multimètres Série 80			
C25	681114	Sacoche pour multimètres	66
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimètre numérique	519
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Kit combi industriel	614
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multimètre numérique TRMS	511
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Kit d'entretien contenant un multimètre industriel Fluke 87V IMSK	593
FLUKE-87V-MAX	5140033	Multimètre numérique TRMS	563

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Kit combiné pour applications industrielles Fluke 87V MAX E2	665
Multimètres de table			
8808A 220V	2802372	Multimètre à 5,5 chiffres	754
8808A 240V	2802385	Multimètre à 5,5 chiffres	754
8808A/SU 220V	2802459	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	966
8808A/SU 240V	2802467	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	966
8808A/TL 220V	3111085	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	838
8808A/TL 240V	3111097	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	838
8845A 220V	2577352	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1130
8845A 240V	2577365	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1130
8845A/SU 220V	2675315	Multimètre de précision à 1 000 000 points (logiciel + câble)	1325
8845A/SU 240V	2675332	Multimètre à 6,5 chiffres	1325
8845A-EFPT	2742690	Jeu d'adaptateurs à pointe fine étendue	21,09
8845A-TPIT	2742683	Jeu de pointes de sondes de mesure pour circuits intégrés	15,83
8846A 220V	2577383	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1480
8846A 240V	2577390	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1480
8846A/SU 220V	2675367	Multimètre de précision à 1 000 000 points (logiciel + câble)	1685
8846A/SU 240V	2675380	Multimètre à 6,5 chiffres (avec logiciel et câble)	1685
884X-1G	2675534	Mémoire USB 1 Go	42,19
884X-CASE	2675552	Mallette	464
884X-RTD	2675468	Sonde de température RTD 100 ohms	607
884X-SHORT	2653346	4 fils court	32,7
884X-USB	2675479	Câble adaptateur USB RS-232	174
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + câble (8845A/8846A)	326
FVF-SC5	2791314	Fluke FlukeView® Forms, logiciel de base (8845A/8846A)	187
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	153
TL2X4W-PTII	2826215	Pointe de sonde de 2 mm pour cordon de mesure de résistance 2x4 fils	84
TL2X4W-TWZ	2723629	Cordon de mesure de résistance 2x4	106
Y8846D	2771721	Kit de montage en rack, double (8845A/8846A)	179
Y8846S	2675518	Kit de montage en rack (8845A/8846A)	132
Automobile			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Kit multimètre pour applications automobiles	751
Outils			
CPAK8	5081580	Pochette avec suspension magnétique	39,99
IB117KEUR	5195045	Multimètre d'électricien Fluke 117 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	399
IB117L	5133953	Multimètre d'électricien Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	299
IB117M	5133966	Multimètre d'électricien Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	319
IB179K-EGFID	5133994	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	499
IB179L-EGFID	5133975	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	399
IB179M-EGFID	5133982	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	419
IB376KEUR	5195061	Pince multimètre Fluke 376 FC + kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	669
IB376L	5134134	Pince multimètre Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	579

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
IB376M	5134141	Pince multimètre Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	599
IB875KEUR	5195050	Multimètre industriel 87V + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	649
IB875L	5134096	Multimètre industriel Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	549
IB875M	5134107	Multimètre industriel Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	569
IBT6KEUR	5195077	Testeur électrique T6-1000 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	399
IBT6L	5134118	Testeur électrique T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	289
IBT6M	5134129	Testeur électrique T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	299
IKPK7	5067392	Sac à dos d'outils professionnel Fluke Pack30 + kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	359
IKPL3	5067377	Kit de 3 pinces isolées, 1 000 V	149
IKSC7	5067345	Kit de 7 tournevis isolés, 1 000 V (3 plats, 2 Phillips, 2 carrés)	119
IKST7	5067389	Kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées, 1 000 V)	239
INCP8	5067267	Pince de poseur de ligne combinée isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	49,99
INDC8	5067244	Pince coupante diagonale robuste isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	59,99
INLP8	5067232	Pince à long bec avec lame latérale isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	54,99
INPP10	5067259	Pince multiprise à réglage rapide isolée, 10 in, 250 mm, 1 000 V	69,99
IPHS1	5067306	Tournevis Phillips #1. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	18
IPHS2	5067314	Tournevis Phillips #2. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	23
ISLS3	5067271	Tournevis plat isolé 3/32 in x 3 in, 2,5 mm x 75 mm, 1 000 V	15,99
ISLS5	5067280	Tournevis plat isolé 5/32 in x 4 in, 4 mm x 100 mm, 1 000 V	15,99
ISLS8	5067298	Tournevis 125 mm avec lame plate 6 mm Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	23
ISQS1	5067323	Tournevis carré isolé #1 4 in, 100 mm, 1 000 V	21,99
ISQS2	5067338	Tournevis carré isolé #2 5 in, 125 mm, 1 000 V	21,99
RUP8	5081598	1 pochette à outils enroulable	19,99
Testeurs électriques			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Détecteur de tension 90V-1000V AC / lot de 5	122
FLK2AC/90-1000V	3807928	Détecteur tension format stylo 90v-1000v ac	32
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Volt Alert 2AC, 90-1000V, pack de 5 au prix de 4	111
FLUKE-1000FLT	4472387	Testeur de lampes fluorescentes	262
FLUKE-1AC-A1-II	2432932	Détecteur de tension 90 V - 1000 V AC	34
FLUKE-2042	2435038	Localisateur de câbles (récepteur + transmetteur)	832
FLUKE-2042T	2435045	Localisateur de câbles (transmetteur)	433
FLUKE-9040EUR	4014969	Indicateur de rotation de phase	222
FLUKE-9062	2435077	Indicateur de rotation de moteur et de phase	204
FLUKE-T110	4016950	Vérificateur d'absence de tension et de continuité avec charge commutable	87
FLUKE-T130	4016961	VAT et test de continuité avec affichage LCD rétroéclairé	128
FLUKE-T150	4016977	VAT et test de continuité avec affichage LCD et mesure de résistance	148
FLUKE-T150/PRV240	4637005	FLUKE-T150, PRV240	288
FLUKE-T90	4016945	Vérificateur de mesures basiques de tension et de continuité	61
F7L-660	2280204	Jeu de cordons de mesure avec fusibles	70
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	39
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	39
LVD1A	4571403	Lampe / Détecteur de tension	39

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	43
PRV240	4566209	Source de tension	173
PRV240FS	4910310	Source de référence T6/NCV	164
T5-1000 EUR1	659570	Testeur électrique	189
T5-600 EUR1	659612	Testeur électrique	169
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	275
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Kit de test électrique avec étui et détecteur de tension 200V-1000V	211
T6-1000/EU	4910257	Testeur électrique avec FieldSense™, round	279
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	319
T6-600/EU	4910322	Testeur électrique avec FieldSense™, round	219
Niveaux lasers			
Lasers 3 points			
PLS 3G KIT	5009378	Kit laser 3 points vert	257
PLS 3G Z	5009369	Outil simple laser 3 points vert	214
PLS 3R KIT	5009357	Kit laser 3 points rouge	216
PLS 3R Z	5009340	Outil simple laser 3 points rouge	173
Lasers 5 points			
PLS 5G KIT	5009414	Kit laser 5 points vert	343
PLS 5G Z	5009406	Outil simple laser 5 points vert	304
PLS 5R KIT	5009391	Kit laser 5 points rouge	297
PLS 5R Z	5009384	Outil simple laser 5 points rouge	267
Lasers croix et points			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Kit laser croix et points vert	499
PLS 6G RBP SYS	5116079	Système laser croix et points vert	599
PLS 6G Z	5009461	Outil simple croix et points vert	409
PLS 6R RBP KIT	5195802	Kit laser croix et points rouge	399
PLS 6R RBP SYS	5195833	Système laser croix et points rouge	499
PLS 6R Z	5009423	Outil simple laser croix et points rouge	314
Lasers croix			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Kit laser en croix vert	349
PLS 180G RBP SYS	5116093	Système laser en croix vert	399
PLS 180G Z	5017287	Outil simple laser en croix vert	301
PLS 180R RBP KIT	5195840	Kit laser en croix rouge	279
PLS 180R RBP SYS	5195857	Système laser en croix rouge	349
PLS 180R Z	5017279	Outil simple laser en croix rouge	234
Lasers rotatifs			
Lasers rotatifs horizontal			
PLS H2 KIT	5022496	Kit laser rotatif à faisceau rouge PLS H2 avec trépied et barre de mesure	1100
PLS H2 SYS	5022481	Système laser rotatif à faisceau rouge PLS H2	855
PLS H2 Z	5022470	Laser simple rotatif à faisceau rouge PLS H2	603
Lasers rotatifs pente manuelle			
PLS HV2G KIT	5022520	Kit laser rotatif à faisceau vert PLS HV2G	1467
PLS HV2G SYS	5022547	Système laser rotatif à faisceau vert PLS HV2G avec détecteur	1226
PLS HV2G Z	5022535	Laser simple rotatif à faisceau vert PLS HV2G	911
PLS HV2R KIT	5022558	Kit laser rotatif à faisceau rouge PLS HV2R avec trépied et barre de mesure	1352

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
PLS HV2R SYS	5022512	Système laser rotatif à faisceau rouge PLS HV2R avec détecteur de laser	1100
PLS HV2R Z	5022501	Laser simple rotatif à faisceau rouge PLS HV2R	785
Accessoires lasers			
PLS BC20	5022618	Cordon de charge pour PLS RBP10	36
PLS BP10	5022599	Batterie alcaline rotative pour H2, HV	49
PLS BP5	5031952	Pack batterie alcaline BP5	41
PLS C18	4985124	Boîte à outils pour niveau laser	81
PLS C19	5022586	Mallette de transport pour laser rotatif	70
PLS FS	5031929	Socle pour PLS 3, 5, 6	15
PLS GR16	5022652	Mire graduée systèmes USA et métrique	49
PLS GRT4	5022634	Cible réfléchissante magnétique verte	13
PLS MLB	5031934	Support en L magnétique PLS 3, 5, 6, 180	43
PLS RBC5	5031965	Cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-ion RBP5	13
PLS RBP10	5022607	Batterie rechargeable pour H2, HV2	72
PLS RBP5	5023322	Batterie Li-ion pour lasers portatifs PLS avec cordon de charge et adaptateurs	64
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Pack de batterie Li-ion RBP5 pour lasers combinés à points et lignes PLS	54
PLS RC2	5022564	Télécommande pour laser rotatif	60
PLS RRT4	5022629	Cible réfléchissante magnétique rouge	13
PLS SLD GREEN	4978526	Détecteur SLD vert avec support	173
PLS SLD RED	4978515	Détecteur SLD rouge avec support	159
PLS TPOD500	5022665	Trépied d'élévation	270
PLS UB9	4966636	Console universelle pour murs/plafonds UB9	89
PLS WCB10	5022641	Support rotatif pour murs et plafonds	91
PLS XLD	5037696	Détecteur laser rotatif avec attache	203
PLS XLD CLAMP	5037709	Attache de détecteur rotatif	36
PLS-20513	4791765	Télescope Trépied 9 FT 6 IN	195
PLS-21502	4919812	Extension trépied PLS3/180	10
PLS-HGI180G	5067797	Vitre de remplacement en verre pour PLS 180G	24
PLS-HGI180R	5042463	Vitre de remplacement en verre pour PLS 180R	24
PLS-HGI3G	5067760	Vitre de remplacement en verre pour PLS 3G	24
PLS-HGI3R	5042439	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 3R	24
PLS-HGI5G	5067772	Vitre de remplacement en verre pour PLS 5G	24
PLS-HGI5R	5042442	Vitre de remplacement en verre pour PLS 5R	24
PLS-HGI6G	5067785	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 6G	24
PLS-HGI6R	5042456	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 6R	24
Téléètres laser			
FLUKE-417D	5099292	Téléètre laser	102
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Kit, Fluke417D/62Max+, Telemetre Laser 417D et Thermometre Infrarouge 62Max+	179
FLUKE-424D	4106866	Téléètre laser à portée maximale de 100 mètres	401
Analyseurs de batteries			
Analyseurs de batteries			
FLUKE-BT510	4489970	Analyseur de batterie	3032
FLUKE-BT520	4489981	Analyseur de batterie	3855
FLUKE-BT520ANG	5104752	Testeur de batterie avec sondes de test coudées	4687
FLUKE-BT521	4489996	Analyseur de batterie haute performance	4224

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-BT521ANG	5104765	Testeur de batterie avancé avec sondes de test coudées	5109
Accessoires analyseurs de batteries			
BC500	4542299	Chargeur de batterie	137
BP500	4542300	Batterie au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh	114
BT500-PROBE-TIP	4561297	10 pointes de touches, 2 capuchons sondes longues, 2 capuchons sondes courtes	137
BTL10	4542264	Sondes standards pour Analyseur de batterie	368
BTL20	4542273	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (sans sonde de température)	567
BTL20ANG	4969588	Sonde de test interactive pour testeur de batterie avec pointe coudée	749
BTL21	4542286	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (avec sonde de température)	706
BTL-A	4542258	Adaptateur tension/courant	45
Testeurs d'isolement			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit de dépannage électrique et isolement Fluke Connect : 1587, 62MAX, i400	1002
FLUKE-1503	2427883	Contrôleur d'isolement	439
FLUKE-1507	2427890	Contrôleur d'isolement	546
FLUKE-1550C	3665021	Megohmmètre numérique 5000v	4369
FLUKE-1550C FC	4977402	Testeur de résistance d'isolation (5 Kv) avec IR3000FC	4369
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Kit testeur de résistance d'isolation (5Kv) avec IR3000FC	4816
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Megohmmètre numérique 5000v kit luxe	4816
FLUKE-1555	3665056	Megohmmètre numérique 10000v	4816
FLUKE-1555 FC	4977519	Testeur de résistance d'isolation (10 Kv) avec IR3000FC	4816
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Kit testeur de résistance d'isolation (10Kv) avec IR3000FC	5260
FLUKE-1555/KIT	3665111	Megohmmètre numérique 10000v kit de luxe	5260
FLUKE-1577	2157280	Multimètre d'isolement	692
FLUKE-1587 FC	4691215	Multimètre / testeur d'isolement sans fil Fluke Connect	834
FLUKE-1587 T	2517605	Multimètre d'isolement (Telecom)	774
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect avec pince i400	890
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Kit de dépannage moteur & variateur Fluke Connect : 1587, 9040, I400	1113
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke Connecteur, 1550 Infrarouge, FC	239
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	173
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	284
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	55
Contrôleurs d'installations			
1664 SCH-PTI120	5244844	Fluke 1664FC/PTI120 kit	2169
ES165X	2104706	Kit de piquets de test de terre (série 1650)	171
FLK-1662 SCH	4546944	Testeur d'installation à mémoires Schuko	999
FLK-1663 SCH	4546980	Testeur d'installation avec test Dif type B Schuko	1299
FLK-1664FC SCH	4547054	Testeur d'installation FC avec pré-test d'isolement Schuko	1649
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Cordon secteur, Schuko (EU)	61
FLK-DMS COMPL	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	613
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	816
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	284
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	55
TL165X	2107756	Jeu de cordons standard (série 1650)	130
TP165X	2107742	Sonde à bouton de test avec cordon (série 1650)	94
ZERO ADAPTER	3261925	Adaptateur de mise à zéro (165xB)	42

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Testeurs d'appareils portables			
BDST3	2796907	Fluke Plaquette d'identification (à collier de serrage)	42
BDST4	2796918	Fluke Plaquette d'identification (à clipser)	42
EXTL100-02	2389684	Adaptateur pour rallonge	19
FLK-DMS COMPL	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	613
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	816
Testeurs de terre			
C1620	4359042	Mallette de transport	221
CABLE REEL 25M BL	4343731	Bobine câble 25m, Bleu	72
CABLE REEL 25M GR	4343746	Bobine câble 25m, Vert	72
CABLE REEL 50M RD	4343754	Bobine câble 50m, Red	80
EARTH STAKE	4325492	Geo Earth Ground Tester, Earth stake	72
EI-1623	2577115	Fluke EI-1623 JEU DE PINCES (1623)	767
EI-1625	2577126	Fluke EI-1625 JEU DE PINCES (1625)	917
EI-162BN	2577159	FLUKE-EI-162BN, 320mm diameter split core	2297
ES-162P3-2	4359377	Jeu de piquets pour les mesures à 3 pôles	275
ES-162P4-2	4359389	Jeu de piquets pour les mesures à 4 pôles	401
FLUKE-1623-2	4325155	Testeur de terre GEO de base	1550
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Kit testeur de terre GEO de base	2642
FLUKE-1625-2	4325162	Testeur de terre GEO avancé	2584
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Kit testeur de terre GEO avancé	3791
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Pince de boucle de terre et de courant de fuite	1576
Outils de mesure de la qualité de l'air intérieur			
971-TBELT	5003494	Testeur de température et d'humidité Fluke 971 avec une ceinture porte-outils gratuite	266
FLUKE-922	2679822	Débitmètre	734
FLUKE-922/KIT	2679831	Débitmètre Kit	855
FLUKE-971	2418208	Thermomètre & Hygromètre	293
FLUKE-975VP	2631538	Sonde de vitesse de l'air	516
FLUKE-985	4131397	Compteur de particules	4820
FLUKE-CO-205	664714	Kit d'aspiration	206
FLUKE-CO-220	664711	Mesureur de monoxyde de carbone	611
PT12	2740212	Tube pitot de 30,48 cm	134
RLD2	3387163	Détecteur de fuites par lampe de poche	61
Thermomètres numériques			
8OPR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	84
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Kit combiné pince de courant, thermomètre IR et détecteur de tension 200V-1000V	273
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	334
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Thermomètre numérique - entrée simple	344
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Thermomètre numérique - double entrée	435
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Thermomètre 1 entrée	496
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Fluke 53-2 B Thermomètre à entrée unique 60Hz avec enregistrement des	496
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Thermomètre 2 entrées	608
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Fluke 54 II B Thermomètre à double entrée 60Hz avec enregistrement des	608
FLUKE-561	2558118	Thermomètre multifonction	160
FLUKE-566	2837799	Thermomètre multifonction	446
FLUKE-568	2837806	Thermomètre multifonction	557

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-568EX	4321662	Thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque	1379
FLUKE-572-2	4328074	Thermomètre à infrarouge	659
FLUKE-62 MAX	4130474	Thermomètre à infrarouge	100
FLUKE-62 MAX +	4130488	Thermomètre à infrarouge	116
FLUKE-64 MAX	4856105	Thermomètre infrarouge multifonction D:S 20:1	149
FLUKE-FP	2477945	Thermomètre aliments FoodPro	129
FLUKE-FP EU	2644169	FoodPro Thermomètre	131
H6	2152040	Etui (Fluke 63, 66, 68 & 561)	37
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	275
Thermomètres visuels			
FLK-VT04 GLOBAL	4366444	Thermomètre visuel infrarouge	604
FLK-VT04A GLOBAL	4485211	Thermomètre visuel infrarouge	542
FLK-VT04-BATTERY	4375741	Batterie Li-ion rechargeable pour Fluke VT04	50
FLK-VT04-CHARGER	4375752	Chargeur et adaptateur pour batterie Li-ion pour Fluke VT04	50
Caméras industrielles			
EDBC290	5077735	EDBC290, external dual bay charger w/ power adapter & connectors	399
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Vidéoscope 3.8 mm, sonde 1 m, affichage avant	737
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Vidéoscope 5.5 mm, sonde 1 m, double affichage	532
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 1.2 m, double affichage	214
FLK-8.5MM/1M UVPROBE	4962751	Vidéoscope 8.5 mm UV, sonde 1 m, double affichage	737
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 3 m, double affichage	634
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Vidéoscope 9 mm, affichage avant, enrouleur de sonde 20 m	2110
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Sangle tour de cou DS 7XX	50
FLK-DS701	4962652	Caméra d'inspection	1793
FLK-DS703 FC	4962665	Caméra d'inspection haute résolution	2110
FLK-II900	5075603	Caméra acoustique ultrasonore Fluke ii900	17499
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	69
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	29
FLK-II910	5233904	Caméra acoustique de précision ii910	20999
Caméras thermiques			
Série Performance			
FLK-PTI120 9HZ	5074148	Caméra thermique de poche Fluke PTi120, 120x90; 9HZ	769
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Caméra infrarouge Fluke TiS20+, 120x90; 9HZ	1299
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Caméra infrarouge Fluke TiS20+ MAX, 120x90; 9HZ	1499
Série Professionnelle			
FLK-TI300+ 60HZ	5127961	Caméra infrarouge Fluke Ti300+ 60Hz	6499
FLK-TI300+ 9HZ	5127977	Caméra infrarouge Fluke Ti300+ 9Hz	6499
FLK-TI401-PRO 60HZ	5085041	Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480; 60Hz	7999
FLK-TI401-PRO 9HZ	5085052	Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480; 9Hz	7999
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Caméra infrarouge	10499
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge	10499
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 30 Hz	3299
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 9 Hz	3299
FLK-TIX501 60HZ	5085119	Caméra infrarouge Fluke TiX501, 640x480; 60Hz	11499

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLK-TIX501 9HZ	5085128	Caméra infrarouge Fluke TiX501, 640x480; 9HZ	11499
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Caméra infrarouge; 640x480; 60 HZ, SR	13999
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Caméra infrarouge; 640x480; 9 HZ, SR	13999
Caméras thermiques haute définition			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Objectif infrarouge grand angle	1075
FLK-2X- LENS	4961163	Téléobjectif 2x infrarouge intelligent	2151
FLK-4X-LENS	4961188	Téléobjectif 4x infrarouge intelligent	4816
FLK-RSE300 60HZ	4944776	Caméra infrarouge; 320x240; 60 Hz	11259
FLK-RSE300 9HZ	4948166	Caméra infrarouge; 320x240; 9 Hz	11259
FLK-RSE600 60HZ	4944826	Caméra infrarouge; 640x480; 60 Hz	15999
FLK-RSE600 9HZ	4948175	Caméra infrarouge; 640x480; 9 Hz	15999
FLK-RSE-MB	4961344	Support de fixation pour caméra infrarouge Fluke	132
FLK-RSE-ST	4973844	Support de fixation pour caméra infrarouge	142
Caméras thermiques detection de Gaz			
FLK-TI450SF6 60HZ EU	4949701	Caméra thermique pour détection de fuites de gaz	17499
Accessoires pour les caméras infrarouges			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Objectif IR Macro 25Micron pour TIX560-TIX520	4468
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Téléobjectif IR 4X pour TIX560-TIX520-TI400-TI300-TI200	6180
FLK-LENS/TELE2	4335350	Téléobjectif infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1362
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Objectif grand angle infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1362
FLK-MACRO-LENS	4961195	Objectif infrarouge macro	3228
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Fluke CASQUE BLUETOOTH, TI400/TI300/TI200, TIX520, TIX560	81
FLK-TI-EYEPIECE	4917619	FLK-TI-EYEPIECE,EYEPIECE; TI-450; SR	921
FLK-TI-SBC3B	4354922	Base de rechargement (Ti200/Ti300/Ti400)	183
FLK-TI-SBP3	3440365	Chargeur de Batterie Lion Ti32/TiR32)	142
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Mounting Base	101
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Accessoire de fixation pour trépied	101
FLK-TI-VISOR2	3996500	Sun Visor	81
FLK-TI-VISOR3	4335377	Pare-soleil pour caméra Infrarouge	81
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Protection d'objectif	16
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Sangle de main réglable	16
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Câble vidéo HDMI	19
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Sangle de cou réglable	32
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Batterie additionnelle	132
TI20-RBP	2577796	Pack batterie rechargeable (Ti20)	183
TI-CAR CHARGER	3039779	Chargeur allume cigare (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	132
TI-TRIPOD	3511872	Adaptateur pour fixation sur trépied compatible avec cameras	112
Hublots infrarouges			
FLK-050-CLKT	3460346	Hublot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	173
FLK-075-CLKT	3460387	Hublot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	235
FLK-100-CLKT	3460439	Hublot IR 100 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	317
FLUKE-CV200	4326955	Hublot infrarouge 50 mm, loquet manuel	224
FLUKE-CV300	4326962	Hublot infrarouge 75 mm, loquet manuel	306
FLUKE-CV301	4338164	Hublot infrarouge 75 mm, loquet a cle de securite	327
FLUKE-CV400	4326996	Hublot infrarouge 100 mm, loquet manuel	429
FLUKE-CV401	4338173	Hublot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite	429

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
ScopeMeters			
ScopeMeters industriels			
FLUKE-123B/EU	4755659	ScopeMeter industriel 20MHZ, EU	1615
FLUKE-123B/EU/S	4755890	ScopeMeter industriel + SCC 20MHZ, EU	2046
FLUKE-124B/EU	4755731	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	1938
FLUKE-124B/EU/S	4755975	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2369
FLUKE-125B/EU	4755818	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	2314
FLUKE-125B/EU/S	4756054	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2746
ScopeMeters Série 190			
FLUKE-190-062/EU	4025159	Scopemeter industriel 2 voies 60mhz	2994
FLUKE-190-062/EU/S	4025230	Scopemeter industriel 2 voies 60mhz+SCC	3416
FLUKE-190-102/EU	4025318	Scopemeter industriel 2 voies 100mhz	3683
FLUKE-190-102/EU/S	4025383	Scopemeter industriel 2 voies 100mhz+SCC	4106
FLUKE-190-104/EU	3894540	Scopemeter industriel 4 voies 100mhz	4146
FLUKE-190-104/EU/S	3894617	Scopemeter industriel 4 voies 100mhz+SCC	4569
FLUKE-190-202/EU	4025460	Scopemeter industriel 2 voies 200mhz	4156
FLUKE-190-202/EU/S	4025554	Scopemeter industriel 2 voies 200mhz+SCC	4580
FLUKE-190-204/EU	3894409	Scopemeter industriel 4 voies 200mhz	4743
FLUKE-190-204/EU/S	3894475	Scopemeter industriel 4 voies 200mhz+SCC	5166
FLUKE-190-502/EU	4025623	Scopemeter industriel 2 voies 500mhz	5120
FLUKE-190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz	5544
FLUKE-190-504/EU	4419875	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz	5307
FLUKE-190-504/EU/S	4419941	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz+SCC	5730
Analyseurs de variateurs de vitesses			
FLUKE-MDA-510	4984691	Analyseur d'entraînement moteur 510, 4 voies couleur	5875
FLUKE-MDA-550	4984706	Analyseur d'entraînement moteur 550, 4 voies couleur, PRO	6781
SB-500	5011046	Jeu de brosses d'arbre, repl brosse pour SVS-500 et MDS-500	271
SVS-500	5011031	Jeu pour tension d'arbre et base magnétique	361
Accessoires pour ScopeMeter			
AC120	646163	Pinces crocodile industrielles	50
AS400	3894880	Jeu supplémentaire pour sondes	117
BB120	646171	Fiche banane pour adaptateur BNC	54
BB120-II	4744369	Jeu de 2 adaptateurs banane-BNC	48
BC190/830	4821057	BC190/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 190 SERIES	195
BHT190	3379374	Ensemble d'adaptateurs de dérivation	381
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	107
BP190	677390	Pack Batterie NiMH (série 190)	214
BP290	4025762	Pack de batteries simple capacité pour les appareils 190 s	253
BP291	3894688	Batterie Li-ion double capacité, pour Fluke 190-seriesII	355
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	116
C120B	4744391	Sacoche de transport pour la série Fluke 120B	146
C125	646858	Sacoche pour multimètre	54
C190	677401	Mallette (série 190)	273
C195	677408	Sacoche	252
C290	3894803	Valise rigide de transport	227
CS20MA	677393	Shunt de courant 4-20 mA	105

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
EBC290	3894906	Chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291	112
HC120	646668	Pinces à crochet	62
HC120-II	4744357	Jeu de 2 pinces à crochet	54
HC200	2086410	Pinces à crochet	43
HH290	3894844	Crochet de suspension pour ScopeMeter 190 série II	80
MA190	1567481	Kit d'accessoires pour usage médical (série 190)	481
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	173
PM8907/807	624764	Chargeur de batteries / adaptateur secteur	129
PM8907/830	4328690	PM8907/830,REPL POWER ADAPTER UNIVERSAL L6	195
PM9080/101	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	287
PM9081/001	916093	Fiche banane double pour adaptateur femelle BNC	55
PM9082/001	916163	Fiche banane double pour adaptateur mâle BNC	55
PM9091/001	935598	Câbles coaxiaux BNC (1,5 m)	129
PM9092/001	935601	Câbles coaxiaux BNC (0,5 m)	112
PM9093/001	935593	Adaptateur BNC mâle/femelle	75
PM9096/201	651742	Sonde capacitive	358
RS120-III	4023947	Jeu d'accessoires de rechange pour STL120-III et VPS40-III	117
RS400	3894867	Jeu de sondes de rechange VPS400	93
RS500	4025886	Jeu d'accessoires de rechange pour sondes VPS500	167
SCC 128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	768
SCC 198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	966
SCC120B	4744423	Kit d'accessoires, sacoches et logiciels pour la série 120B	538
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	494
SCC190EFG	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	692
SCC290	3894826	Valise rigide de transport et logiciel	422
SCC298	4138312	Kit de dépannage automobile, FLUKE-190 série II	1025
SP120B	4744414	Protège-écran pour la série 120B	48
STL120-III	4023901	Jeu de cordons de mesure blindés	205
STL120-IV	4744340	Jeu de cordons de mesure blindés 600 V CAT IV	172
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	268
SW90W	3894923	Logiciel FlukeView ScopeMeter	382
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	75
TRM50	4025864	Connecteur de terminaison de câble coaxial BNC mâle-BNC fe	201
UA120	4744384	Adaptateur connecteur USB	48
VPS101	3086317	Jeu de sondes de tension 01:01, noir, 30 MHz, 1,2 m	233
VPS210-G	3086247	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS210-R	3086235	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS212-G	3086286	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 2,5 m	233
VPS212-R	3086273	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 2,5 m	233
VPS220-G	3086300	Jeu de sondes de tension 100:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS220-R	3086299	Jeu de sondes de tension 100:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS40-III	4023920	Sonde de tension, 10:1, avec pointe de test isolée 4 m	135
VPS41	4744378	Jeu de sondes de tension 40 MHz 600 V CAT IV	167
VPS410-II-B	4276937	Jeu de sondes de tension 10:1,bleu, 500 MHz	222
VPS410-II-G	4276943	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz	222
VPS410-II-R	4276928	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 500 MHz	222
VPS410-II-V	4276955	Jeu de sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz	222

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
VPS420-V	4411583	Sonde de tension renforcé verte/noire	259
VPS421-G	5014273	VPS421-G,VOLT. PROBE SET GREY-BLK 4MM 150 MHZ 100:1 2000V-1000V CAT III TO EARTH	259
VPS421-R	5014264	VPS421-R,VOLT. PROBE SET RED-BLK 4MM 150 MHZ 100:1 2000V-1000V CAT III TO EARTH	259
VPS510-B	4025796	Voltage probe set 500 MHZ 10:1 Bleu	222
VPS510-G	4025801	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Gris	222
VPS510-R	4025781	Voltage Probe set 500 MHZ 10:1 Rouge	222
VPS510-V	4025812	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Vert	222
Instruments de qualité d'énergie			
1742-6/UPGRADE	4920964	Mise à jour de 1742 en 1746	1836
1742-8/UPGRADE	4920973	Mise à jour de 1742 en 1748	3395
1746-8/UPGRADE	4920986	Mise à jour de 1746 en 1748	1836
C1740	4116762	Sacoche souple pour 174X et 43X-II	222
C437-II	4116743	Valise rigide de transport 430 Series II à roulettes	534
EPE-TRAINING-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	204
EPE-TRAINING-F/EU	4792360	Kit de formation Fluke EPE (Electrical Power Explained) - Français	204
FLUKE-1732/B	4706566	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version basic	2304
FLUKE-1732/EUS	4706548	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version EU/US	2569
FLUKE-1732/UPGRADE	4920958	Mise à jour de 1732 en 1734	256
FLUKE-1734/B	4706582	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée sans pince	2619
FLUKE-1734/EUS	4706594	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée EU/US	2879
FLUKE-1736/B	4563561	Enregistreur de qualité d'énergie portable (sans sonde)	3989
FLUKE-1736/EUS	4534519	Enregistreur de qualité d'énergie portable, version U.E./É.-U.	3999
FLUKE-1738/B	4588378	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable (sans sonde)	4109
FLUKE-1738/EUS	4563577	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable, version U.E./É.-U.	4619
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	3753
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iflex, version EUS	3753
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Enregistreurs de qualité d'énergie sans iFlex, version EUS	3432
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	5155
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	5155
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	4827
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	6456
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	6456
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	6149
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Enregistreur de qualité d'énergie (triphasé), Topas	12475
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Enregistreur de qualité d'énergie (triphasé), Topas	17096
FLUKE-345	2584181	Pince multimètre	1697
FLUKE-430-II/MA	4779032	Kit de mise à jour 430-II analyseur de moteur	2185
FLUKE-434-II	4116638	EnergiMètre nouvelle génération	5047
FLUKE-434-II/BASIC	4116650	EnergiMètre nouvelle génération sans pinces	4369

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-435-II	4116661	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances	6488
FLUKE-435-II/BASIC	4116689	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances sans pinces	5837
FLUKE-437-II	4116692	ÉnergiMètre et analyseur de qualité du réseau électrique	8559
FLUKE-437-II/BASIC	4116719	ÉnergiMètre et analyseur de qualité du réseau électrique	7917
FLUKE-438-II	4778976	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique	7649
FLUKE-438-II/BASIC	4778990	Analyseur moteur et qualité du réseau électrique,sans pinces ni FC Wifi carte SD	6988
FLUKE-VR1710	3030923	Enregistreur de la qualité de tension monophasée	921
Accessoires pour instruments de qualité d'énergie			
3140R	2650136	Sonde de courant, 400 A	422
3210-PR-TF-II	4531769	Sondes flex 1000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	656
3310-PR-TF-II	4531778	Sondes flex 5000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	875
3312-PR-TF-II	4531784	Sondes flex 5000A 122 cm pour Fluke 1750 (48 pouces)	1077
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	91
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	127
BC430/830	4821069	BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES	150
BE345	2839604	Adapteur/secteur (Fluke 345)	162
BP1730-BATTERY	4389436	Pack batterie Li Ion 3,7V 2500mAh (1730)	41
C17XX	4637381	Étui pour FLUKE-17xx	122
CS1750/1760	2673962	Mallette (Fluke 1750)	269
DEMO PQ CASE	4483703	Malette de test, Power Quality	2049
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	FLK-1736/UPGRADE EUS,UPGRADE KIT FOR 1736 TO 1738, EUR/US ONLY	631
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Kit de suspension	65
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	22
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Câble pour entrée auxillaire (1730)	30
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Kit de suspension (1730)	59
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Antenne de réception GPS	349
FLUKE-174X-8066	4921140	Kit de marqueurs de câbles, 05MM	54
FLUKE-1750/CASE	2650124	Mallette (Fluke 1750)	579
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analysis - LICENCE UTILISATEUR supplémentaire	1146
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analysis - LICENCE SITE supplémentaire	5732
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adaptateur entrée AUX 173X	141
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	36
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	27
FLUKE-PQ400	4920947	Fenêtre de mesure électrique avec 4 câbles mâle vers mâle de 2 m	1735
FLUKE-PQ400/B	5075807	Fenêtre de mesure électrique de base sans accessoires	1370
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Jeu de marqueurs de câbles 3P+N+PE	9
FS17X5-TF-II	4531791	Kit sondes flex 3000A 4 phases pour Fluke 1735 & 1745	1688
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Kit sondes flex 3000A IP65 4 phases pour Fluke 1743 / 4	1977
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sondes flex 3000A 1 phase pour Fluke 1735 & 174X	425
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Kit sondes flex FS3000/ 6000A 4 phases 36 pouces	1642
FTP17XXPQ	4954311	Kit pointes de touches avec fusible	164
GPS430-II	4693803	Module de synchronisation GPS (série 430-II)	1650
GPS-TIME SYNC	2539223	Module de synchronisation GPS (Fluke 1760)	450
I17XX-BNC-M2F	5076304	Câble mâle à 4 broches vers BNC femelle, 0,1 m (1 pièce)	91
I17XX-BNC-M2M	5076297	Câble mâle à 4 broches vers BNC mâle, 2 m (1 pièce)	91

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65	227
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 3	542
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 4	724
I17XX-FLEX1500	4637328	Sonde iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx	173
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx - Pack de 3	503
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	656
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Câble mâle vers mâle iFlex®, 2 m, (1 pièce)	137
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Câble mâle vers mâle iFlex®, 2 m, (4 pièces)	526
I17XX-FLEX3000	4637343	Sonde iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx	186
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx, pack de 3	535
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	700
I17XX-FLEX3KIP	4921032	IFlexi 3KA 60 cm IP65	227
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	542
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	724
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi câble extension, 5m	136
I17XX-FLEX6000	4637362	Sonde iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx	197
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de trois	569
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de 4	744
I17XX-FLEX6KIP	4921071	IFlexi 6KA 90 cm IP65	271
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	IFlexi 6KA 90 cm IP65 par 3	632
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	IFlexi 6KA 90 cm IP65 par 4	813
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Jeu de mini-pinces de courant 1-phasé	493
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	605
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	800
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	605
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	800
I40S-EL3X	4637396	Pince de courant i40s-EL pour Fluke 17xx	223
I40S-EL3X/3PK	4637409	Pinces de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, pack de 3	623
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	434
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Pack de 4 sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	1320
I430-FLX-TFII-12	4621205	Sonde iFlex 6000 A, 12" (30cm)	445
I430-FLX-TFII-48	4621231	Sonde iFlex 6000 A, 48" (122cm)	557
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	493
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	605
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	800
I5S	2508467	Pince de courant AC (5 A)	593
I5SPQ3	2457508	Pack de 3 pince de courant (5A)	1424
I5S-PR	3949761	Pince de courant 5 A	338
IEEE519/REPORT	4589748	Licence logiciel pour reporting IEEE519	546
IP65 ADAPTER SET	4946241	Connecteur de tension IP65	227
MBX USB-RS232	2539565	Adaptateur USB-série RS232	62
MP1-3R/1B	4944790	Sondes magnétiques pour entrées 4mm, 3 rouges 1 noire	97
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Sondes magnétiques pour cordons 4mm, pack de 4	97
TLS430	2157713	Cordons de mesure et pinces crocodile (4 noires, 1 verte) - série 430	142
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	10 A/1 A Transformateur de courant à pince	461
TPS CLAMP 200/20	2540450	200 A/20 A Transformateur de courant à pince	461
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	50 A/5 A Transformateur de courant à pince	461

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm (18in)	481
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	Flex 200/1000A pour Fluke 1760, 61 cm (24in)	481
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	Flex 3000/600A pour Fluke 1760, 91 cm (36in)	943
TPS NULLMODEM CABL	2540511	A550500510, câble Cross Link RS232, 3M	50
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	410
TPS SHUNT 20MA	2540553	Shunt AC/DC 20mA (Fluke 1760)	410
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Sonde de tension 100V (Fluke 1760)	359
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Sonde de tension 10V (Fluke 1760)	359
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Sonde de tension 1000V (Fluke 1760)	615
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Sonde de tension 400V (Fluke 1760)	359
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Sonde de tension 600V (Fluke 1760)	359
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, pince dauphin, rouge	41
VL1735/45	3276205	Jeu de cordons de mesure de tension quadripasée	257
Testeurs de vibrations			
810PA	3986002	Fluke Adaptateur secteur avec jeu de prises internationales	89
810QDC	3530837	Câble à débranchement rapide	158
810S	3530828	Capteur	1519
810SMM	3530862	Montage magnétique pour capteur	223
810SMP	3530855	Supports de montage du capteur (lot de 10)	31
FLUKE-805 FC	4489229	Testeur de vibrations avec Fluke Connect	1911
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Fluke 805FC testeur de vibration + capteur de vibration externe 805ES	2709
FLUKE-805/805 ES	4918364	Fluke 805 avec accéléromètre Fluke 805 ES	2709
FLUKE-810	3542635	Testeur de vibrations	9966
FLUKE-820-2	4550041	Stroboscope à diodes électroluminescentes	976
FLUKE-830	4454396	Contrôleur d'alignement d'arbre laser	7453
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Support magnétique	884
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Cales pour Contrôleur d'alignement d'arbre laser	878
SBP810	3530843	Pack de batteries intelligentes	283
Calibrateurs de process			
Série 700 Calibrateurs de process			
FLK-729 150G	4856983	Calibreur de pression automatique (10 Bar)	8825
FLK-729 150G FC	4856894	Calibreur de pression automatique, avec FC (10 Bar)	8825
FLK-729 300G	4856976	Calibreur de pression automatique (20 Bar)	8825
FLK-729 300G FC	4856882	Calibreur de pression automatique, avec FC (20 Bar)	8825
FLK-729 30G	4856990	Calibreur de pression automatique (2 Bar)	8825
FLK-729 30G FC	4856907	Calibreur de pression automatique, avec FC (2 Bar)	8825
FLK-789/IR3000FC	4604605	Multimètre process et connecteur sans fil Fluke Connect	1238
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	1849
FLUKE-154 INTL	4805625	Hart Calibration Assistant	3980
FLUKE-705	665091	Calibrateur de boucle	801
FLUKE-707	1617262	Calibrateur de boucle	921
FLUKE-707EX	2032187	Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque	1295
FLUKE-709	4234350	Calibrateur de boucle de précision	935
FLUKE-709H	4234361	Calibrateur de boucle de précision compatible HART	1471
FLUKE-710	4991049	Calibrateur de boucles de test de valves Fluke-710 avec HART	2269
FLUKE-712B/EN	4387857	Calibrateur de sonde RTD	1188
FLUKE-714B/EN	4387869	Calibrateur de sonde thermocouple	1188

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-715	620101	Calibreur Volt/mA	1336
FLUKE-717 30G	662897	Calibreur de pression (2 bar)	1573
FLUKE-717 10000G	4058813	Calibreur de pression (690 bar)	1681
FLUKE-717 1000G	2547194	Calibreur de pression (69 bar)	1517
FLUKE-717 100G	1630430	Calibreur de pression (7 bar)	1517
FLUKE-717 1500G	2547203	Calibreur de pression (103.4 bar)	1681
FLUKE-717 15G	4058808	Calibreur de pression (1 bar)	1517
FLUKE-717 1G	2547166	Calibreur de pression (68.9 mbar)	1517
FLUKE-717 3000G	2547215	Calibreur de pression (207 bar)	1681
FLUKE-717 300G	2547175	Calibreur de pression (20 bar)	1517
FLUKE-717 5000G	2547232	Calibreur de pression (345 bar)	1681
FLUKE-717 500G	2547182	Calibreur de pression (34.7 bar)	1517
FLUKE-718 100US	665080	Calibreur de pression (7 bar)	2856
FLUKE-718 30US	665075	Calibreur de pression (2 bar)	2856
FLUKE-718 1G	2547148	Calibreur de pression (68.9 mbar)	2907
FLUKE-718 300G	2547153	Calibreur de pression (20 bar)	2907
FLUKE-718EX 100	2096322	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (7 bar)	3673
FLUKE-718EX 30	2096310	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (2 bar)	3673
FLUKE-718EX 300	3023328	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (20 bar)	3673
FLUKE-719 100G	3315344	Calibreur de pression à pompe électrique (7 bar)	3701
FLUKE-719 30G	3315332	Calibreur de pression à pompe électrique (2 bar)	3701
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Calibreur de pression électrique, 10 bar	3388
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Calibreur de pression électrique, 20 bar	3388
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Calibreur de pression électrique, 2 bar	3388
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	194
FLUKE-721-1601	4353241	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 6,9 bar	2157
FLUKE-721-1603	4353283	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 20 bar	2157
FLUKE-721-1605	4353327	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 34 bar	2157
FLUKE-721-1610	4353366	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 69 bar	2157
FLUKE-721-1615	4353401	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 103 bar	2157
FLUKE-721-1630	4353447	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 200 bar	2157
FLUKE-721-1650	4353486	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 345 bar	2157
FLUKE-721-3601	4353252	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 6,9 bar	2157
FLUKE-721-3603	4353290	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 20 bar	2157
FLUKE-721-3605	4353330	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 34 bar	2157
FLUKE-721-3610	4353375	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 69 bar	2157
FLUKE-721-3615	4353412	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 103 bar	2157
FLUKE-721-3630	4353458	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 200 bar	2157
FLUKE-721-3650	4353499	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 345 bar	2157
FLUKE-721EX-1601	4353265	Calibreur de pression double entrées 16, 100 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1603	4353309	Calibreur de pression double entrées 16, 300 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1605	4353348	Calibreur de pression double entrées 16, 500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1610	4353382	Calibreur de pression double entrées 16, 1000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1615	4353420	Calibreur de pression double entrées 16, 1500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1630	4353464	Calibreur de pression double entrées 16, 3000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1650	4353506	Calibreur de pression double entrées 16, 5000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3601	4353276	Calibreur de pression double entrées 36, 100 PSIG	2786

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-721EX-3603	4353311	Calibreur de pression double entrées 36, 300 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3605	4353353	Calibreur de pression double entrées 36, 500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3610	4353394	Calibreur de pression double entrées 36, 1000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3615	4353435	Calibreur de pression double entrées 36, 1500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3630	4353473	Calibreur de pression double entrées 36, 3000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3650	4353514	Calibreur de pression double entrées 36, 5000 PSIG	2786
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Calibreur de température	2437
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Calibreur de process multifonctions	3403
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Calibreur de process multifonction	3987
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	10254
FLUKE-753 EU	4411027	Calibreur de process multifonctions à mémoires	5751
FLUKE-754 EU	4400387	Calibreur de process multifonctions à mémoires	7248
FLUKE-771	2646347	Pince multimètre Process (mA)	646
FLUKE-772	3362352	Pince multimètre Process (mA)	923
FLUKE-773	3362365	Pince multimètre Process (mA)	1180
FLUKE-787B	4777186	Calibreur de process	1078
FLUKE-789/E	3977194	Process Meter	1212
Modules de pression			
700G/TRACK	4123225	Logiciel + câble	482
FLUKE-700G01	4353523	Manomètre, -10" to 10" WC (27 mbar)	821
FLUKE-700G02	4353538	Manomètre, -30" to 30" WC (69 mbar)	821
FLUKE-700G04	4096972	Manomètre, +/- 1 bar	821
FLUKE-700G05	4097514	Manomètre, 2 bar	821
FLUKE-700G06	4097538	Manomètre, 6,9 bar	821
FLUKE-700G07	4097561	Manomètre, 34 bar	821
FLUKE-700G08	4097592	Manomètre, 69 bar	821
FLUKE-700G10	4353654	Manomètre, 140 bar	821
FLUKE-700G27	4097545	Manomètre, 20 bar	821
FLUKE-700G29	4097605	Manomètre, 200 bar	821
FLUKE-700G30	4097610	Manomètre, 345 bar	821
FLUKE-700G31	4097622	Manomètre, 690 bar	821
FLUKE-700GA27	4353577	Manomètre, 20 bar absolu	821
FLUKE-700GA4	4353545	Manomètre, 1 bar absolu	821
FLUKE-700GA5	4353550	Manomètre, 2 bar absolu	821
FLUKE-700GA6	4353561	Manomètre, 6,9 bar absolu	821
FLUKE-700HTPK	4124358	Kit pompe hydraulique, 0 à 690 bar	1248
FLUKE-700HTPK2	4623314	Kit Premium pompe hydraulique	1581
FLUKE-700M20TH	4623338	Tuyau de pression Premium M20	581
FLUKE-700MTH	4623345	Tuyau de pression Premium métrique	581
FLUKE-700PCK	100062	Kit d'étalonnage de module de pression	1450
FLUKE-700PTPK	4124364	Kit pompe pneumatique, 0 à 41 bar	667
FLUKE-700PTPK2	4623306	Kit Premium pompe pneumatique	1460
FLUKE-700RG05	4353589	Manomètre, 2 bar, Référence	908
FLUKE-700RG06	4353592	Manomètre, 6,9 bar, Référence	908
FLUKE-700RG07	4353605	Manomètre, 34 bar, Référence	908
FLUKE-700RG08	4353610	Manomètre, 69 bar, Référence	908
FLUKE-700RG29	4353622	Manomètre, 200 bar, Référence	908

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-70ORG30	4353631	Manomètre, 345 bar, Référence	908
FLUKE-70ORG31	4353646	Manomètre, 690 bar, Référence	908
FLUKE-700TTH10K	4636393	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression, 10k	691
FLUKE-700TTH5K	4623323	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression	581
FLUKE-750P00	4352270	Module de pression effective (0 - 2.5 mbar)	1741
FLUKE-750P01	4352281	Module de pression effective (0 - 25 mbar)	1361
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Module De Pression Effective (0 - 25 Mbar)	2534
FLUKE-750P02	4352750	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1361
FLUKE-750P03	4352738	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1361
FLUKE-750P04	4352313	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1361
FLUKE-750P05	4352336	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1361
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Module De Pression Effective (0 - 2 Bar)	2592
FLUKE-750P06	4352349	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1361
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Module De Pression Effective (0 - 7 Bar)	2592
FLUKE-750P07	4352360	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1361
FLUKE-750P08	4352372	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1361
FLUKE-750P09	4352385	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1361
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Module De Pression Effective (0 - 100 Bar)	2592
FLUKE-750P2000	4352397	Module de pression effective (0 - 140 bar)	1361
FLUKE-750P22	4352296	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1361
FLUKE-750P23	4352308	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1361
FLUKE-750P24	4352324	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1361
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Module De Pression Effective (0 - 1 Bar)	2592
FLUKE-750P27	4352351	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1361
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Module De Pression Effective (0 - 20 Bar)	2592
FLUKE-750P29	4352403	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2157
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Module De Pression Effective (0 - 200 Bar)	4329
FLUKE-750P30	4352415	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2157
FLUKE-750P31	4352426	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2157
FLUKE-750PA27	4352471	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1566
FLUKE-750PA3	4352432	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1566
FLUKE-750PA4	4352444	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1566
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Module De Pression Effective (0 - 1 Bar)	2745
FLUKE-750PA5	4352459	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1566
FLUKE-750PA6	4352467	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1566
FLUKE-750PA7	4352480	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1566
FLUKE-750PA8	4352498	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1566
FLUKE-750PA9	4352500	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1566
FLUKE-750PD10	4352556	Module de pression effective (-700 - 700 mbar)	1566
FLUKE-750PD2	4352539	Module de pression effective (-70 - 70 mbar)	1566
FLUKE-750PD27	4352616	Module de pression effective (-1 - 20 bar)	1566
FLUKE-750PD3	4352542	Module de pression effective (-350 - 350 mbar)	1566
FLUKE-750PD4	4352563	Module de pression effective (-1 - 1 bar)	1566
FLUKE-750PD5	4352574	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1566
FLUKE-750PD50	4352588	Module de pression effective (-1 - 3.5 bar)	1566
FLUKE-750PD6	4352595	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1566
FLUKE-750PD7	4352602	Module de pression effective (-1 - 14 bar)	1566

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-750PV3	4352517	Module de pression effective (-350 mbar)	1566
FLUKE-750PV4	4352521	Module de pression effective (-1 bar)	1566
FLUKE-750R04	4352625	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1566
FLUKE-750R06	4352633	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1566
FLUKE-750R07	4352657	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1566
FLUKE-750R08	4352669	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1566
FLUKE-750R27	4352640	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1566
FLUKE-750R29	4352678	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2273
FLUKE-750R30	4352684	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2273
FLUKE-750R31	4352691	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2273
FLUKE-750RD27	4352723	Module de pression effective (-0.8 - 20 bar)	1715
FLUKE-750RD5	4352706	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1715
FLUKE-750RD6	4352714	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1715
Accessoires pour calibrateurs de process			
709H/TRACK	4281225	Logiciel d'enregistrement avec câble	469
754HCC	3829410	Câble de communication HART, série 750	93
BC7217 INTL	668217	Chargeur de batteries	332
BC-7240	4022655	Chargeur de batterie / adaptateur secteur pour 75x	61
BP7235	668225	Pack Batterie NiMH	272
BP7240	4022220	Pack de batteries Li-ion pour 75x	185
C700	606928	Mallette (série 700)	369
C789	946694	Sacoche pour multimètre et accessoires	216
FLUKE-700HTH-1	2811795	Flexible de test	969
FLUKE-700HTP-2	4096855	Pompe d'essai hydraulique	1189
FLUKE-700ILF	1566730	Filtre en ligne	113
FLUKE-700-IV	202561	Shunt de courant	512
FLUKE-700LTP-1	2811763	Pompe de test basse pression	1034
FLUKE-700PMP	617131	Pompe de pression (10 bar)	723
FLUKE-700PRV-1	2811808	Clapet de décharge pour 700HTP	1166
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pompe de test pneumatique	931
FLUKE-700SC	667425	Câble d'interface série (Fluke 725/725Ex/726)	250
FLUKE-700TC1	620119	Kits de fiches pour thermocouples (10 types)	149
FLUKE-700TC2	620127	Kits de fiches pour thermocouples (5 types)	122
FLUKE-700TLK	3829398	Kit de cordons de mesure process	149
FLUKE-71X	3345825	Kit de tuyaux	110
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Filtre à liquides et particules, série 71X	380
FLUKE-720RTD	4366669	Sonde RTD pour 721, 721Ex et 719PRO	287
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	194
FLUKE-750SW	4090343	Logiciel DPC/TRACK2	3635
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	173
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	284
HART DRYWELL CABLE	2111088	Câble d'interface HART	176
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	55
Accessoires généraux			
Cordons de mesure, points de touches et pinces			
80K-15	618113	Sonde de mesure haute tension	324
AC175	4101772	Jeu de pinces crocodile filetées	32

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
AC220	1610103	Jeu de sondes à pince crocodile SureGrip	51
AC280	1610115	Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip	41
AC283A	5130530	Jeu de sondes à pince SureGrip	45
AC285	1610159	Jeu de sondes à pince crocodile large SureGrip	26
AC285-FTP	4073928	Pincres crocodiles et adaptateurs	30
AC288	4617784	Pince crocodile rétractable pour bornier	41
AC87	1278079	Grippe-barres industrielles	54
AC89	873448	Pince pique-fil industrielle isolée	61
BP980	1616807	Kit paire de prises bananes	62
FTL-660	2280204	Jeu de cordons de mesure avec fusibles	70
FTP-1	3869437	Kit de cordons de mesure	107
FTPL-1	3869443	Jeu de sondes de test avec cordons de mesure	117
H900	1616818	Etui cordons de mesure	37
LEADWRAP	4083525	Fermeture autoagrippante nylon durable, lot de 3	9
T5-KIT-1	3971169	Kit d'accessoires de base pour testeur	60
T5-RLS	4089137	Jeu de cordons de mesure de rechange (T5)	26
TL175	3521976	Cordons de mesure TwistGuard™	32
TL175E	3565554	Cordons de mesure TwistGuard™ à pointes lanternes 4 mm	36
TL220-1	3971178	Jeu de cordons de mesure SureGrip pour applications industrielle	89
TL221	2003602	Jeu de cordons d'extension SureGrip	40
TL222	2003616	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	40
TL223-1	3971184	Jeu de cordons de mesure SureGrip pour applications électriques	82
TL224	1610198	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	36
TL225-1	3971191	Jeu de cordons de mesure pour suppression des tensions parasites	118
TL238	2132831	Jeu de cordons SureGrip haute energie	89
TL27	668571	Jeu de cordons de mesure industriel	41
TL40	1590606	Jeu de cordons de mesure, pointes retractables	60
TL71-1	3971207	Jeu de cordons de mesure	32
TL75-1	3971218	Jeu de cordons de mesure	27
TL76	2032684	Jeu de cordons de mesure tout-en-un	46
TL80A-1	3971229	Jeu de cordons de mesure	85
TL81A	1277073	Jeu de cordons de mesure électronique Deluxe	178
TL910	1616632	Jeu de cordons de mesure electronique (avec pointes amovibles)	82
TL930	1616671	Cordons de raccordement (60 cm)	21
TL932	1616680	Cordons de raccordement (90 cm)	23
TL935	1616698	Kit de cordons de raccordement (60, 90, 120 cm)	68
TL940	1616705	Cordons grippe-fils mini	23
TL950	1616710	Cordons pince pique-fils	41
TL960	1616722	Cordons grippe-fils micro	23
TL970	1616793	Kit de cordons pince pique-fil et grippe-fil	85
TLK1550-RTLK	4112351	Ensemble cordons de mesure et pince 10 kV	257
TLK-220 EUR	2097022	Kit d'accessoires Suregrip	165
TLK-225-1	3971234	Jeu principal SureGrip	178
TLK281-1	3971241	Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles	157
TLK282-1	3971252	Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles DeLuxe	201
TLK287	3045631	Kit de cordons de mesure électronique principal	188
TLK289 EUR	3092521	Kit de cordons de mesure principal pour applications industrielles	188

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
TLK290	2435092	Kit pointes de touche	70
TLK291	2435108	Kit de sondes de test à fusibles	70
TP1-1	3971265	Sondes de test	21
TP175	3521983	Cordons de mesure TwistGuard™	23
TP175E	3565568	Pointes de sondes TwistGuard 2 mm diam. avec adaptateurs	25
TP2-1	3971283	Sondes de test	23
TP220-1	3971276	Sondes de test SureGrip	23
TP38	1541636	Pointes de touche Slim Reach (isolée)	21
TP38-2001-OSP	2438858	Paire de sondes isolées, CATIII 1000 V, CAT IV 600 V	16
TP74	1541649	Pointes de touche forme "lanterne"	23
TP80	873455	Pointes de touche pour l'électronique	44
TP912	1616644	Pointes de remplacement pour TL910	41
TP920	1616659	Kit adaptateur pointes de touche	60
Pincettes de courant			
80I-110S	114519	Pince de courant AC/DC (100 A)	807
I1000S	1568487	Pince de courant AC (1000 A)	711
I1010	617735	Pince de courant AC/DC (1000 A)	510
I1010-KIT	2096998	Pince de courant AC/DC (1000A) avec sacoche	521
I200	664755	Pince de courant AC (200 A)	178
I2000 FLEX	2584912	Pince de courant AC de type flex (2000 A)	355
I200S	664760	Pince de courant AC (200 A)	296
I30	2584920	Pince de courant AC/DC (30A)	473
I3000 FLEX-4PK	2696367	Pince de courant AC (3000 A), 4-pack	1424
I3000S	657202	Pince de courant AC (3000 A)	855
I3000S FLEX-24	2584888	Pince de courant AC de type flex (3000A), 610 mm	544
I3000S FLEX-36	2584901	Pince de courant AC de type flex (3000A), 915 mm	652
I30S	2584935	Pince de courant AC/DC (30A)	652
I310S	2840309	Pince de courant AC/DC (300 A)	391
I400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	178
I400S	2277202	Pince de courant AC (400 A)	319
I40S-PR	3949777	Pince de courant 40A (1750)	402
I410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	296
I410-KIT	2097005	Pince de courant AC/DC (400A) avec sacoche	344
I6000S FLEX-24	2840311	Pince de courant AC (6 000 A)	711
I6000S FLEX-36	2840327	Pince de courant AC (6 000 A)	830
I800	2840283	Pince de courant AC (800 A)	255
Accessoires de température			
80AK-A	2747812	Adaptateur pour thermocouple	38
80BK-A	2747801	Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K)	42
80CJ-M	833046	Mini-connecteurs mâles (type J)	28
80CK-M	779942	Mini-connecteurs mâles (type K)	28
80PJ-1	1288191	Sonde à perle (type J)	30
80PJ-9	1288218	Sonde d'usage courant (type J)	76
80PJ-EXT	1288234	Kit de câbles d'extension (type J)	69
80PK-1	750422	Sonde à perle (type K)	40
80PK-10	3439199	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	234
80PK-11	2724500	Sonde de température VELCRO	45

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
8OPK-18	3448859	Kit de sonde avec pince pour tuyaux	379
8OPK-22	2098684	Sonde pour immersion	116
8OPK-24	2098691	Sonde pour air et gaz	152
8OPK-25	2098706	Sonde pour pénétration	137
8OPK-26	2098714	Sonde polyvalente	152
8OPK-27	2098723	Sonde pour surfaces industrielles	415
8OPK-3A	874610	Sonde pour surfaces (type K)	260
8OPK-8	200360	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	212
8OPK-9	1288229	Sonde d'usage courant (type K)	76
8OPK-EXT	1288241	Kit de câbles d'extension (type K)	69
8OPR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	84
8OPT-25	2104397	Sonde pour pénétration	120
8OPT-EXT	1288252	Kit de câbles d'extension (type T)	69
8OT-150UA	3190456	Sonde de température universelle (pour multimètres numériques)	326
8OTK	736736	Module pour thermocouple (type K)	165
Sacoches et étuis			
C10	897744	Etui pour multimètres	31
C100	827055	Mallette pour multimètres et accessoires	83
C101	2437514	Mallette	76
C115	2826063	Sacoche	73
C116	2826074	Sacoche	87
C125	646858	Sacoche pour multimètre	54
C12A	930529	Sacoche pour multimètres	39
C150	4111540	Sacoche de transport	36
C1600	2091049	Malette pour multimètre et accessoires	46
C1620	4359042	Mallette de transport	221
C190	677401	Mallette (série 190)	273
C195	677408	Sacoche	252
C20	708396	Mallette pour multimètres	77
C23	1663209	Sacoche	31
C25	681114	Sacoche pour multimètres	66
C280	3182785	Sacoche	76
C33	1664120	Sacoche	36
C345	3311173	Sacoche de transport	93
C35	2826056	Sacoche	52
C43	1663230	Sacoche	98
C50	762823	Sacoche	46
C510	1547885	Sacoche en cuir pour multimètres	92
C520A	1629104	Sacoche en cuir pour testeurs	70
C550	1547919	Sacoche à outils	154
C75	865535	Sacoche pour accessoires	22
C781	619988	Sacoche pour multimètres	113
C789	946694	Sacoche pour multimètre et accessoires	216
C799	4021731	Sacoche de transport, série 750	123
C800	896220	Mallette pour multimètre et accessoires	84
C90	466029	Sacoche pour multimètres	46
CAMO-C25	4110632	Fluke CAMO-C25 SACOCHE SOUPLE CAMOUFLAGE	44

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
CAMO-C37	4110644	Fluke CAMO-C37 SACOCHE SOUPLE CAMOUFLAGE POUR PINCES, T5 et T1XX	49
CXT1000	4628917	Valise de transport durcie modulable	200
CXT170	3352567	Sacoche résistante	200
CXT280	3352571	Sacoche résistante	200
CXT80	3352559	Sacoche résistante	200
FLK-C3000	4582763	Sacoche souple, FLK-3000FC	98
FLK-C3003	4582928	Sacoche souple, FLK-3003FC	44
FLUKEPACK30	4983088	Sac à dos professionnel pour outils	169
H15	4111533	Etui pour série T100	34
H3	1608458	Etui (Série 330)	50
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	39
H6	2152040	Etui (Fluke 63, 66, 68 & 561)	37
H80M	2138458	Etui + Sangle de suspension avec aimant	48
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	39
Accessoires pour applications automobiles			
BP880	2150594	Double fiche banane BNC / femelle	17
BP881	2151015	Double fiche banane BNC / mâle	22
PV350	919811	Module de pression	332
RPM80	880849	Sonde inductive	113
SCC 128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	768
SCC 198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	966
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	268
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	75
TL28A	1273185	Jeu de cordons de mesure	68
TL82	2150636	Jeu d'adaptateurs mâle - femelle pour applications automobiles	135
TP40	1567573	Pointes de touche arrière pour applications automobiles (cinq) (4 mm)	47
TP81	2149098	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	66
TP82	2149080	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	63
TP88	2149102	Jeu de pointes de touche arrière rigides	16
Autres accessoires			
80K-40	382846	Sonde haute tension	332
80K-6	532424	Sonde haute tension	185
EBC290	3894906	Chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291	112
FL-120 EX	4972431	Lampe torche à sécurité intrinsèque 120 lumens	74
FL-150 EX	4972446	Lampe torche à sécurité intrinsèque 150 lumens	96
FL-45 EX	4972422	Lampe torche à sécurité intrinsèque 45 lumens	48
HL-200 EX	4972410	Lampe frontale à sécurité intrinsèque 200 lumens	96
L200	2096346	Éclairage de sonde	28
L205	2098588	Minlampe pour casque	37
L206	2098595	Lampe Deluxe pour casque	46
L210	2096379	Éclairage + rallonge de sonde	45
L215	2096368	Kit SureGrip avec éclairage et rallonge de sonde	105
LVD1A	4571403	Lampe / Détecteur de tension	39
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	43
PV350	919811	Module de pression	332
SV225	3100477	Adapteur pour la suppression des tensions parasites	79
TPAK	1281997	Kit ToolPak pour accrocher le multimètres	46

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Fusibles			
7017240.0	2279339	Fusible, A : 315 mA (F), V : 1000 V, IR : 10 kA, 6,35x32 mm	11,9
FUSE	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3,9
FUSE	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	9,25
FUSE	830828	Fusible, A : 1 A (F), V : 600 V, IR : 10 kA, 10,3x34,9 mm	8,25
FUSE	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	5,05
Logiciel			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	173
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + câble (8845A/8846A)	326
FVF-SC5	2791314	Fluke FlukeView® Forms, logiciel de base (8845A/8846A)	187
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	153
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	494
SCC120F	646692	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	494
SCC190EFG	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	692
SW90W	3894923	Logiciel FlukeView ScopeMeter	382

Les prix annoncés sont des prix de revente H.T. conseillés et peuvent être adaptés à tout moment sans avis préalable.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

N.V. Fluke Belgium
 Gaston Crommenlaan 4
 9050 Gent
 E-mail: cs.be@fluke.com
 Numér +32 2402 2103~0

©2020 Fluke Corporation. All rights reserved.
 Data subject to alteration without notice.
 11/2020 200467-uken

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.