

Prisliste Fluke Testværktøj

Gældende fra: 01-03-2023

Model	Article Nr.	Description	DKK
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	FC trådløst digitalmultimeter	3161
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Trådløst digitalt multimeter m. 1AC-II	4498
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Trådløst digitalt multimeter og deluxe tilbehørssæt	4029
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC med TPAK magnetophængning	3412
FLK-A3000FC	4401588	FC trådløst AC trømtang modul	2055
FLK-A3000FC KIT	4465618	FC trådløst AC strømtangssæt med A3000	4560
FLK-A3001FC	4459439	FC trådløst iFlex AC strømmodule	2371
FLK-A3001FC KIT	4465665	FC trådløst AC strømtangssæt med i3000	4899
FLK-A3002FC	4459442	FC trådløst AC/DC strømmodule	1343
FLK-A3003FC	4629295	2000A DC Tangmeter	5951
FLK-A3004FC	4629301	4-20mA DC Tangmeter	7114
FLK-T3000FC	4401563	FC trådløst K-Type temperatur modul	2055
FLK-T3000FC KIT	4465652	FC trådløst temperatursæt med T3000	4583
FLK-V3000FC	4401556	FC trådløst AC spændingsmodule	2213
FLK-V3000FC KIT	4465641	FC trådløst AC spændingssæt med V3000	4583
FLK-V3001FC	4459421	FC trådløst DC spændingsmodule	2213
FLK-V3001FC KIT	4467777	FC trådløst DC spændingssæt med V3001	4583
Fluke Connect - Accessories			
FLUKE-IR3000FC	4460436	Infrarød connector, FC	1402
Digital Multimeters			
110 Series Multimeters			
C50	762823	Blød metertaske	439
FLUKE-113 EUR	3088053	Sand RMS multimeter	1337
FLUKE-114 EUR	2583552	Sand RMS multimeter	1816
FLUKE-115 EUR	2583583	Sand RMS multimeter	2154
FLUKE-116 EUR	2583601	Sand RMS multimeter	2494
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og tangmeter	3662
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og IR-termometer	3181
FLUKE-117 EUR	2583647	Sand RMS multimeter	2645
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og tangmeter	3553
FLUKE-117/PRV240	4636971	Fluke 117 DMM/testenhed, sæt	3488
170 Series Multimeters			
C90	466029	Blød metertaske	426
FLUKE-175 EDSNF	1592895	Sand RMS multimeter	2431
FLUKE-177 EDSNF	1592863	Sand RMS multimeter	3039
FLUKE-179 EDSNF	1592839	Sand RMS multimeter	3649
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Elektronik kombosæt	4092
FLUKE-179/MAG2 KIT	4869295	Fluke 179/MAG2 Industrielt kombosæt m. gratis maglite	3373
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179 IMSK industrielt Multimeter Servicesæt	4534
200 Series Multimeters			
BC500TDMM	4820410	Batterilader til Fluke 279FC	1335
C280	3182785	Blød metertaske	743
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms/IR3000 kombosæt	8663
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms/IR3000 kombosæt	9280

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter med aftageligt display	3698
FLUKE-279FC I/B	4989200	Sand RMS Termisk multimeter med iFlex & ekstra batteri	10819
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Trådløs sand RMS Termografisk Multimeter m/iFlex	9834
FLUKE-287/EUR	3947781	Sand RMS elektronisk logningsmultimeter med TrendCapture	6784
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Sand RMS elektronisk logningsmultimeter og software kombosæt	7889
FLUKE-289/EUR	3947801	Sand RMS industrielt logningsmultimeter med TrendCapture	7258
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Sand RMS industrielt logningsmultimeter og software kombosæt	8191
FLUKE-289/IMSK	3449156	Industrielt Multimeter Servicesæt	7182
20 Series Multimeters			
C25	681114	Blød metertaske	625
FLUKE-27II/EUR	3947770	Industrielt multimeter (IP67)	5738
FLUKE-28II/EUR	3947820	Sand RMS industrielt multimeter (IP67)	5738
FLUKE-28IIEEX	4017165	Egensikkert, sand RMS digitalt multimeter	13876
70 Series Multimeters			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimeter	4583
80 Series Multimeters			
C25	681114	Blød metertaske	625
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Pakke med Fluke 87 V MAX DMM og PVLEAD1 MC4 testledningspakke	5816
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimeter	4822
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Industrielektriker kombosæt	5901
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Sand RMS Multimeter	4940
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V IMSK Industrielt multimeter servicekit	5818
FLUKE-87V-MAX	5140033	Sand RMS digitalt multimeter	5510
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Fluke 87V MAX E2 Industrielektrikerens kombosæt	6514
Clamp Meters			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Fluke 393 FC tangmeter og MC4 testledningspakke	5959
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Fluke 393 FC tangmeter, IRR1 solstrålingsmåler, MC4 testledningspakke	8457
FLUKE-323	4152628	tangmeter med sand RMS	1477
FLUKE-324	4152637	tangmeter med sand RMS	1844
FLUKE-325	4152643	tangmeter med sand RMS	2495
FLUKE-353	2840252	Sand RMS tangmeter til AC/DC	6862
FLUKE-355	2840265	Sand RMS tangmeter til AC/DC	8886
FLUKE-365/E	3790607	200A sand RMS tangmeter med aftagelig kæbe	2824
FLUKE-368 FC	4709907	Trådløs sand RMS lækstrøm tangmeter, 40 mm kæbe	7776
FLUKE-369 FC	4709934	Trådløs sand RMS lækstrøm tangmeter, 61 mm kæbe	8085
FLUKE-373/E	3790564	600A sand RMS tangmeter	2613
FLUKE-374 FC	4696001	600A AC/DC Sand RMS trådløs tangmeter, Fluke Connect	4039
FLUKE-375 FC	4695932	600A AC/DC Sand RMS trådløs tangmeter, Fluke Connect	4886
FLUKE-376 FC	4695861	1000A AC/DC Sand RMS trådløst tangmeter med iFlex, Fluke Connect	5379
FLUKE-377 FC/E	5111858	Fluke 377 FC Sand-RMS Kontaktfri Spænding AC/DC Tangmeter med iFlex	5141
FLUKE-377/E	5225745	Fluke 377 Sand-RMS Kontaktfri Spænding AC/DC Tangmeter med iFlex	5533
FLUKE-378 FC/E	5225723	Fluke 378 FC Sand-RMS Kontaktfri Spænding AC/DC Tangmeter med iFlex	5925
FLUKE-378/E	5225761	Fluke 378 Sand-RMS Kontaktfri Spænding AC/DC Tangmeter med iFlex	6376
FLUKE-381	3610452	Sand RMS tangmeter med aftageligt display	6209
FLUKE-393/E	5274939	393 KAT III 1500 V sand-RMS Tangmeter med iFlex	5975
FLUKE-393FC/E	5274900	393 FC KAT III 1500 V sand-RMS Tangmeter med iFlex	5975
FLUKE-902 FC	4695814	Sand RMS Trådløst HVAC tangmeter	3053

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-I2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	1304
FLUKE-I2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	1304
H3	1608458	Hylster (330 serie)	437
PVLEAD1	5301188	MC4 til 4MM testledningssæt, sort/rød	401,7
PVLEAD3	5301195	MC4 solenergi klemmesæt	643,79
Bench Multimeters			
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + kabel (8845A/8846A)	3376
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1799
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms opgradering	1502
Automotive Meters			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Automotivt meter kombo-sæt	7264
Hand Tools			
IB117KEUR	5195045	Fluke 117 Electrician's Multimeter + Hand Tools Starter Kit (5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers)	3641
IB117L	5133953	Fluke 117 Electrician's Multimeter + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	2730
IB117M	5133966	Fluke 117 Electrician's Multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	2912
IB179K-EDSNF	5134028	Fluke 179 True-RMS Digital Multimeter + Hand Tools Starter Kit (5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers)	4554
IB179L-EDSNF	5134004	Fluke 179 True-RMS Digital Multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	3641
IB179M-EDSNF	5134019	Fluke 179 True-RMS Digital Multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	3823
IB376KEUR	5195061	Fluke 376 FC Clamp Meter + Insulated Hand Tools Starter Kit (5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers)	6106
IB376L	5134134	Fluke 376 FC Clamp Meter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	5284
IB376M	5134141	Fluke 376 FC Clamp Meter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	5466
IB875KEUR	5195050	Fluke 87V Industrial Multimeter + Hand Tools Starter Kit (5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers)	5922
IB875L	5134096	Fluke 87V Industrial Multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	5011
IB875M	5134107	Fluke 87V Industrial Multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	5192
IBT6KEUR	5195077	T6-1000 Electrical Tester + Hand Tools Starter Kit (5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers)	3649
IKPK7	5067392	Fluke Pack30 Professional Tool Backpack + Insulated Hand Tools Starter Kit (5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers)	3517
IKPL3	5067377	Insulated 3 units Plier Kit, 1,000 V	1459
IKSC7	5067345	Insulated 7 units Screwdriver Kit, 1,000 V (3 slotted, 2 Phillips, 2 square)	1167
IKST7	5067389	Insulated Hand Tools Starter Kit—5 insulated screwdrivers and 3 insulated pliers, 1,000 V	2342
INCP8	5067267	Insulated Lineman Combination Plier, 8 in, 200 mm, 1,000 V	490
INDC8	5067244	Insulated High Leverage Diagonal Cutter, 8 in, 200mm, 1,000 V	588
INLP8	5067232	Insulated Long Nose with Side Cutter, 8 in, 200mm, 1,000 V	540
INPP10	5067259	Insulated Pump Plier Fast adjustable, 10 in, 250 mm, 1,000 V	686
IPHS1	5067306	#1 Phillips-skruetrækker. Certificeret til 1000 V ac og 1500 V dc.	176
IPHS2	5067314	#2 Phillips-skruetrækker. Certificeret til 1000 V ac og 1500 V dc.	225
ISLS3	5067271	Insulated Slotted Screwdriver 3/32x3 in, 2.5 mm x 75 mm, 1,000 V	156
ISLS5	5067280	Insulated Slotted Screwdriver 5/32x4 in, 4 mm x 100 mm, 1,000 V	156

Model	Article Nr.	Description	DKK
ISLS8	5067298	125 mm skruetrækker med 6 mm slidset blad. Certificeret til 1000 V ac og 1500 V dc.	225
ISQS1	5067323	Insulated Squared Screwdriver #1, 4 in, 100 mm, 1,000 V	216
ISQS2	5067338	Insulated Squared Screwdriver #2, 5 in, 125 mm, 1,000 V	216
RUP8	5081598	Roll-up tool pouch	195
Electrical Testers			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Fluke 1Ac li VoltAlert™ 5-Pack	1196
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	VoltAlert, 5 stk. pakke	1196
FLK2AC/200-1000V5	3806487	VoltAlert, 200-1000V, 5-pakke	1018
FLK2AC/200-1000VC	3611972	ACV detektor 200-1000V	253
FLUKE-1000FLT	4472387	Lystester til fluorescerende lys	2545
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	VoltAlert	303
FLUKE-2042	2435038	Kabel søger (sender + modtager)	8700
FLUKE-2042T	2435045	Kabel søger sender	4427
FLUKE-9040EUR	4014969	Fasefølgetester	2416
FLUKE-9062	2435077	Fasefølgetester	2095
FLUKE-T110	4016950	Spændings- og gennemgangstester med omskiftelig belastning	866
FLUKE-T130	4016961	Spændings- og gennemgangstester med baggrundsbelyst LCD-udlæsning	1310
FLUKE-T150	4016977	Spændings- og gennemgangstester med LCD-display og desuden modstandsmåling	1464
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke T150 +PRV240 testenhed, sæt	2842
FLUKE-T90	4016945	Basis spændings- og gennemgangstester	610
H5	649365	Eltester hylster (Fluke T5)	345
H-T6	4910585	T6 hylster til bælte	345
LVD1A	4571403	Spændingslygte	358
LVD2	2740300	Spændingslygte	424
PRV240	4566209	Testenhed	1741
PRV240FS	4910310	Spændingskild tester	1628
T5-1000 EUR1	659570	Eltester	1902
T5-600 EUR1	659612	Eltester	1763
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Sæt bestående af eltester, IR-termometer og spændingsdetektor	2937
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Sæt bestående af T5-600, H5 og 1AC	2195
T6-1000/EU	4910257	Eltester med FieldSense™	2731
T6-1000PRO/EU	5134758	Fluke T6-1000 PRO elektrisk tester	2813
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	T6-600 med 62MAX+ IR-termometer, 1 AC spændingsdetektor og C60 blød kuffert	3096
T6-600/EU	4910322	Eltester med FieldSense™	2135
TL1500DC	5313782	Fluke TL1500DC isolerede testledninger	301
Laser Levels			
3 point lasers			
PLS 3G KIT	5009378	3-punkt Grøn Laser, Sæt	2560
PLS 3G Z	5009369	3-punkt Grøn Laser, Værktøj	2132
PLS 3R KIT	5009357	3-punkt Rød Laser, Sæt	2153
PLS 3R Z	5009340	3-punkt Rød Laser, Værktøj	1724
5 point lasers			
PLS 5G KIT	5009414	5-punkt Grøn Laser, Sæt	3416
PLS 5G Z	5009406	5-punkt Grøn Laser, Værktøj	3031

Model	Article Nr.	Description	DKK
PLS 5R KIT	5009391	5-punkt Rød Laser, Sæt	2958
PLS 5R Z	5009384	5-punkt Rød Laser, Værktøj	2655
Cross line and point lasers			
PLS 6G RBP KIT	5116068	"Cross Line and Point Green Laser Kit"	4874
PLS 6G RBP SYS	5116079	"Cross Line and Point Green Laser System"	5945
PLS 6G Z	5009461	Krydslinje- og Punkt Grøn Laser Værktøj	4076
PLS 6R RBP KIT	5195802	"Cross Line and Point Red Laser Kit"	4006
PLS 6R RBP SYS	5195833	"Cross Line and Point Red Laser System"	5076
PLS 6R Z	5009423	Krydslinje- og Punkt Rød Laser Værktøj	3124
Cross line lasers			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Cross Line Green Laser Kit	3339
PLS 180G RBP SYS	5116093	"Cross Line Green Laser System"	3940
PLS 180G Z	5017287	Krydslinje Grøn Laser Værktøj	3001
PLS 180R RBP KIT	5195840	Cross Line Red Laser Kit	2672
PLS 180R RBP SYS	5195857	"Cross Line Red Laser System"	3472
PLS 180R Z	5017279	Krydslinje Rød Laser Værktøj	2332
3x360 Lasers			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111		2640
PLS 3X360R KIT	5114127		4220
PLS 3X360G Z TOOL	5114148		3275
PLS 3X360G KIT	5114153		4628
PLS HGI3X360R	5204916		229
PLS HGI3X360G	5214800		229
PLS 3X360 MLB	5214817		438
PLS 3X360 CB	5214821		239
PLS 3X360 HC	5221067		181
Rotary lasers			
Horizontal rotary lasers			
PLS H2 KIT	5022496	PLS H2 Rød Roterende Laser, Sæt med Tripod og Målestang	10964
PLS H2 Z	5022470	PLS H2 Rød Roterende Laser, Værktøj	6011
Manual slope rotary lasers			
PLS HV2G KIT	5022520	PLS HV2G Grøn Roterende Laservaterpas, Sæt med Tripod og Målestang	14622
PLS HV2G Z	5022535	PLS HV2G Grøn Roterende Laser, Værktøj	9083
PLS HV2R KIT	5022558	PLS HV2R Rød Roterende Laservaterpas, Sæt med Tripod og Målestang	13473
PLS HV2R Z	5022501	PLS HV2R Rød Roterende Laser, Værktøj	7828
Accessories lasers			
PLS BC20	5022618	Opladerledning til PLS RBP10	355
PLS BP5	5031952	BP5 Alkaline batteripakke	407
PLS C18	4985124	Hård Taske til Laservaterpas	807
PLS FS	5031929	Gulvstander til PLS 3, 5, 6	157
PLS GR16	5022652	Grade Rod med amerikanske og metriske mål	488
PLS GRT4	5022634	Magnetisk Reflekterende Mål, Grøn	135

Model	Article Nr.	Description	DKK
PLS MLB	5031934	Magnetisk L-beslag, PLS 3, 5,6, 180	428
PLS RBC5	5031965	Opladningskabel med adapterer til RBP5 Li-ion batteri	132
PLS RBP10	5022607	Genopladeligt Batteri til H2, HV2	712
PLS RBP5	5023322	Li-ion batteri til PLS håndholdte lasere med opladningskabel og adapterer	634
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Enkel pakke RBP5 Li-ion batteri til PLS line- og punktlasere	543
PLS RC2	5022564	Roterende Laser Fjernbetjening	607
PLS RRT4	5022629	Magnetisk Reflekterende Mål, Rød	135
PLS WCB10	5022641	Drejeligt væg- og loftbeslag	910
PLS XLD	5037696	Roterende Laser Detektor med Klemme	2026
PLS XLD CLAMP	5037709	Roterende Detektor Klemme	355
PLS-HGI180G	5067797	Udskiftningsglas-indsats kun til PLS 180G	235
PLS-HGI180R	5042463	Udskiftningsglas-indsats kun til PLS 180R	235
PLS-HGI3G	5067760	Udskiftningsglas-indsats PLS 3G	235
PLS-HGI3R	5042439	Udskiftningsglas-indsats PLS 3R	235
PLS-HGI5G	5067772	Udskiftningsglas-indsats PLS 5G	235
PLS-HGI5R	5042442	Udskiftningsglas-indsats PLS 5R	235
PLS-HGI6G	5067785	Udskiftningsglas-indsats kun til PLS 6G	235
PLS-HGI6R	5042456	Udskiftningsglas-indsats kun til PLS 6R	235
Distance Meters			
FLUKE-417D	5099292	Laserafstandsmåler	999
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Sæt, Fluke417D/62Max+, 417D Laserafstandsmåler og 62Max+ IR Termometer	1756
FLUKE-424D	4106866	Laserafstandsmåler	4066
Battery Analyzers			
Battery Analyzers			
FLUKE-BT510	4489970	Batteritester	29548
FLUKE-BT520	4489981	Batteritester	37791
FLUKE-BT520ANG	5104752	Batterianalysator, med vinklede testprober	45877
FLUKE-BT521	4489996	Avanceret batteritester	41503
FLUKE-BT521ANG	5104765	Avanceret Batterianalysator, med vinklede testprober	50014
Battery Analyzer Accessories			
BC500	4542299	AC oplader	1363
BP500	4542300	Batteri, Lithium-ion, 7,4V 3000 mAh	1195
BT500-PROBE-TIP	4561297	Probespidser, 10x erstatningsprobespidser, 2x lange probespidslåg, 2x korteprobespidslåg	1343
BTL10	4542264	Batteritester prober	3622
BTL20	4542273	Intelligent testprobesæt	5566
BTL20ANG	4969588	Interaktiv Batterianalysator testprobe med vinklet spids	7336
BTL21	4542286	Intelligent testprobesæt med temperatursensor	6931
BTL-A	4542258	Spænding/strøm probeadapter	455
I410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2945
Insulation Testers			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-i-1 Avanceret elektrisk fejlfinding og isolation sæt med 62MAX+ I400, Fluke Connect	9279
FLUKE-1503	2427883	Isolationstester	4210
FLUKE-1507	2427890	Isolationstester	5434
FLUKE-1550C	3665021	Isolationsmodstandstester (5kV)	43243

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-1550C FC	4977402	Fluke 1550C 5 kV isolationstester	43243
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Fluke 1550C 5kV isolationstestersæt	47653
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Isolationsmodstandstester sæt (5kV)	47653
FLUKE-1555	3665056	Isolationsmodstandstester (10kV)	47653
FLUKE-1555 FC	4977519	Fluke 1555 10 kV isolationstester	47653
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Fluke 1555 10kV isolationstestersæt	52064
FLUKE-1555/KIT	3665111	Isolationsmodstandstester sæt (10kV)	52064
FLUKE-1577	2157280	Isolationsmultimeter	6987
FLUKE-1587 FC	4691215	2-i-1 isolationsmultimeter, Fluke Connect	8134
FLUKE-1587 T	2517605	Isolationsmultimeter (til telekommunikation)	7942
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	2-i-1 isolationsmultimeter med strømtang i400, Fluke Connect	8565
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	2-i-1 Avanceret motor & drev fejlfindingsæt med 9040, I400, V	10704
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke Connect® ir3000 konnektor	2344
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	1787
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms software + IR USB kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2989
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	546
Installation Testers			
1662 ITDK FTT KIT	5317714	FLUKE 1662 ITDK SÆT, INSTALLATIONSTESTER + TRUTEST ADV	11440
1663 ITDK FTT KIT	5317750	FLUKE 1663 ITDK SÆT, INSTALLATIONSTESTER + TRUTEST ADV	14786
1664FC ITDK/T150	5339013	Fluke 1664FC multifunktionsinstallationstester, med GRATIS T150 to-polet spændings- og gennemgangstester	14424
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH INSTALLATION TESTER SCHUKO + TRUTEST ADV.	17572
ES165X	2104706	Jordspydtestæt (1650 serie)	1785
FLK-1662 ITDK	4546932	Installationstester m/hukommelse italiensk, dansk	8793
FLK-1663 ITDK	4547005	Installationstester m/HPFI type B italiensk, dansk	11211
FLK-1664FC ITDK	4596184	Multifunktions installationstester, italiensk, dansk	15523
FLK-166X-MTC-DK	4601129	Fluke 166X testledning, DK	664
FLK-FEV300/KIT ITDK	5363638	TESTADAPTER TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER M/TYPE 2 STIK OG 1664FC ITDK	20905
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Fluke TruTest softwarelicenskode - Lite - 10 arbejdsstationer	18334
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest softwarelicenskode - Advanced	3430
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Fluke TruTest softwarelicenskode - Advanced - 10 arbejdsstationer	29379
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Fluke TruTest softwarelicenskode - Advanced - 5 arbejdsstationer	14688
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest software - CD (licenskode medfølger ikke)	344
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest softwarelicenskode - Lite	2141
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Fluke TruTest softwarelicenskode - Lite - 5 arbejdsstationer	9166
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms software + IR USB kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2989
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	546
TL165X	2107756	Standard testledningsæt (1650 serie)	1330
TP165X	2107742	Fjernkontrolprobe og ledning (1650 serie)	897
ZERO ADAPTER	3261925	Nul-adapter (165xB)	430
eMobility testers			
FLK-FEV300/TY2	5347987	TESTADAPTER TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER M/TYPE 2 STIK, INTL.	7160
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	TESTADAPTER TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER M/TYPE 1 OG 2 STIK, INTL.	8205
FLK-FEV300/BASIC	5348008	TESTADAPTER TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER, INTL.	4480
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	TYPE 2 STIK TIL TESTADAPTER TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER, INTL.	2762

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	TYPE 1 STIK TIL TESTADAPTER TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER, INTL.	2837
Solar Testers			
5280005	5280005	Fluke SMFT-1000/KIT Multifunktions PV Analysator sæt	41050
5416417	5416417	Fluke SMFT-1000/PRO Multifunktions PV Analysator sæt	44780
FLK-IRR1-SOL	5218288	Solstrålingsmåler	3093
Portable Appliance Testers			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Fluke TruTest softwarelicenskode - Lite - 10 arbejdsstationer	18334
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest softwarelicenskode - Advanced	3430
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Fluke TruTest softwarelicenskode - Advanced - 10 arbejdsstationer	29379
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Fluke TruTest softwarelicenskode - Advanced - 5 arbejdsstationer	14688
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest software - CD (licenskode medfølger ikke)	344
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest softwarelicenskode - Lite	2141
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Fluke TruTest softwarelicenskode - Lite - 5 arbejdsstationer	9166
Earth Ground Testers			
C1620	4359042	Bæretaske	2280
CABLE REEL 25M BL	4343731	25 m blå, jord/jordkabelspole, 25 m ledning	714
CABLE REEL 25M GR	4343746	25 m grøn, jord/jordkabelspole, 25 m ledning	714
CABLE REEL 50M RD	4343754	50 m rød, jord/jordkabelspole, 50 m ledning	787
EARTH STAKE	4325492	Jordspyd, GEO jordmodstandstester	714
EI-1623	2577115	Tangsæt uden testspyd til 1623, består af EI-162X og EI-162AC	7843
EI-1625	2577126	Tangsæt uden testspyd, med EI-162X, EI-162AC og 2-3 leder kabel	9378
EI-162BN	2577159	320mm (12,7") splitkerne transformer	23052
ES-162P3-2	4359377	Spydsæt til 3-punktsmålinger	2779
ES-162P4-2	4359389	Spydsæt til 4-punktsmålinger	3900
FLUKE-1623-2	4325155	Basis GEO jordmodstandstester	15898
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Basis GEO jordmodstandstestersæt	27026
FLUKE-1625-2	4325162	Avanceret GEO jordmodstandstester	26232
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Avanceret GEO jordmodstandstestersæt	38155
FLUKE-1630-2	4829515	Jordsløjfemodstands-/lækstrømstester uden Flukeconnect	16364
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Jordsløjfemodstands-/lækstrømstester med Flukeconnect	16364
Indoor Air Quality Tools			
FLUKE-922	2679822	Airflow meter	7159
FLUKE-922/KIT	2679831	Airflow Meter sæt	8376
FLUKE-971	2418208	Termohygrometer	2817
FLUKE-985	4131397	Luft partikeltæller	48526
FLUKE-CO-205	664714	Aspiratorsæt	1911
FLUKE-CO-220	664711	Kuliltemeter	6109
PT12	2740212	12" pitotrør	1293
RLD2	3387163	Lækagedetektor lommelygte	565
Digital Thermometers			
8OPR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66 og 68)	881
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Sæt bestående af IR-termometer, tangmeter og spændingsdetektor	2534
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og IR-termometer	3181
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Termometer	3329
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Termometer	4331
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	En-kanal termometer, 50HZ	4823
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	En-kanal termometer, 60HZ	4823

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	To-kanal termometer, 50Hz	5729
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	To-kanal termometer, 60Hz	5729
FLUKE-561	2558118	Alsidigt termometer	1563
FLUKE-566	2837799	Alsidigt termometer	4662
FLUKE-568	2837806	Alsidigt termometer	5794
FLUKE-568EX	4321662	Egensikkert infrarødt termometer	13485
FLUKE-572-2	4328074	Infrarødt termometer	6661
FLUKE-62 MAX	4130474	Infrarødt termometer	943
FLUKE-62 MAX +	4130488	Infrarødt termometer	1083
FLUKE-64 MAX	4856105	IR-termometer med mange funktioner	1413
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Sæt bestående af eltester, IR-termometer og spændingsdetektor	2937
Industrial Imaging			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	3481
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Fluke 3,8 mm Skop med 1 m videoskopprobe	6745
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5,5 MM,0,7 M SKOP, BOROSKOP PROBE LEDN.- 0,7 M SKOP M. LEDNINGS PROBE	12747
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Fluke 5,5 mm Skop med 1 m videoskopprobe	4869
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Fluke 8,5 mm Skop med 1,2 m videoskopprobe	3826
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Fluke 8,5 mm Skop med 3 m videoskopprobe	5710
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Fluke 9 mm Skop med 20 m videoskopprobe med spole	19012
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Nakkerem til Fluke Videoskop, DS701 og DS703 FC	499
FLK-DS703 FC	4962665	Højopløsning Diagnostisk Videoskop med Fluke Connect™	22501
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 visuel lækagedetektor	151674
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	601
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	261
FLK-II910	5233904	ii910 Precision Acoustic Imager	177585
Thermal Imagers			
Handheld thermal cameras			
FLK-PT1120 9HZ 400C	5302512	Fluke PT1120 termisk lommekamera ; 120x90; 9HZ; 400C	6631
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ infrarødt kamera; 120x90; 9HZ	11091
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+ MAX infrarødt kamera; 120x90; 9HZ	12939
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Fluke TiS55+ Termisk Kamera 27HZ	21199
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Fluke TiS55+ Termisk Kamera 9HZ	21199
High resolution thermal cameras			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Infrarødt kamera; 60Hz	94303
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Infrarødt kamera; 320x240; 9HZ	94303
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60+ Infrarødt Kamera 30Hz	28306
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60+ Infrarødt Kamera 9Hz	28306
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Fluke TiS75+ Termisk Kamera 27HZ	36039
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Fluke TiS75+ Termisk Kamera 9Hz	36039
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Termisk kamera; 640x480; 60 HZ, SR	128097
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Termisk kamera; 640x480; 9 HZ, SR	119583
High definition mounted thermal cameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Infrarødt vidvinkelobjektiv	10325

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLK-2X- LENS	4961163	2x infrarød smart telelinse	20650
FLK-4X-LENS	4961188	4x infrarød smart telelinse	45997
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Fluke RSE300 stationært infrarødt kamera	99733
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Fluke RSE300 stationært infrarødt kamera	99733
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Fluke RSE600 stationært infrarødt kamera	144193
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Fluke RSE600 stationært infrarødt kamera	144193
FLK-RSE-MB	4961344	Monteringsbeslag til Fluke infrarødt kamera	1214
FLK-RSE-ST	4973844	Holder til fastmontering af infrarødt kamera	1388

Thermal Imagers Accessories (general)

FLK-LENS/25MAC2	4607064	25Micron Makro IR linse til TiX560-TiX520	44969
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	4x Telefoto IR linse til TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	62220
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarød telelinse (Ti200/Ti300/Ti400)	14208
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarødt vidvinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	13088
FLK-MACRO-LENS	4961195	Makro infrarød linse	30975
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth headset	824
FLK-TI-SBC3B	4354922	Opladningsenhed (Ti200/Ti300/Ti400)	2040
FLK-TI-SBP3	3440365	Ekstra batteri (Ti32/TiR32)	1633
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Tripod monteringsbase (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	1105
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Trefod til kameramontering på stativ	908
FLK-TI-VISOR2	3996500	Solskærm (Ti100, Ti110, Ti125, TiR110, TiR125)	856
FLK-TI-VISOR3	4335377	Skærm til termisk kamera	830
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Linsedæksel	169
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Justerbar håndstrop	169
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI videokabel	215
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Justerbar bærestrop	328
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Ekstra Smart Batteri	1388
TI20-RBP	2577796	Genopladeligt batteri (Ti20)	1886
TI-CAR CHARGER	3039779	Oplader til bil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	1186

Thermal Imagers IR-Windows

FLK-050-CLKT	3460346	50 mm C-Range IR-vindue, Kwik Twist	1900
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm C-Range IR-vindue, Kwik Twist	2363
FLK-100-CLKT	3460439	100mm C-Range IR-vindue, Kwik Twist	3192
FLUKE-CV200	4326955	2" (50mm) IR-vindue, håndbetjent dørlås	2308
FLUKE-CV300	4326962	3 in (75mm) IR-vindue, håndbetjent dørlås	3123
FLUKE-CV301	4338164	3" (75mm)IR-vindue, sikkerhedsnøgle lås	3327
FLUKE-CV400	4326996	4 in (100mm) IR-vindue, håndbetjent dørlås	4454
FLUKE-CV401	4338173	4" (100mm) IR-vindue, sikkerhedsnøgle lås	4577

ScopeMeters
Industrial ScopeMeter

FLUKE-123B/EU	4755659	Industrielt ScopeMeter 20 MHz, EU	15815
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industrielt ScopeMeter + SCC 20 MHz, EU	20036
FLUKE-123B/INT	4755710	Industrielt ScopeMeter 20 MHz, INT	15815
FLUKE-123B/INT/S	4755953	Industrielt ScopeMeter + SCC 20 MHz, INT	20036
FLUKE-124B/EU	4755731	Industrielt ScopeMeter 40 MHz, EU	18982
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industrielt ScopeMeter + SCC 40 MHz, EU	23201
FLUKE-124B/INT	4755793	Industrielt ScopeMeter 40 MHz, INT	18982
FLUKE-124B/INT/S	4756031	Industrielt ScopeMeter + SCC 40 MHz, INT	23201

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-125B/EU	4755818	Industrielt ScopeMeter 40 MHz, EU	22674
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industrielt ScopeMeter + SCC 40 MHz, EU	26896
FLUKE-125B/INT	4755876	Industrielt ScopeMeter 40 MHz, INT	22674
FLUKE-125B/INT/S	4756112	Industrielt ScopeMeter + SCC 40 MHz, INT	26896
190 Series ScopeMeters			
FLUKE-190-062-III	5282331	ScopeMeter 190-062-III testværktøj	26970
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S testværktøj med sæt	30722
FLUKE-190-102-III	5282368	ScopeMeter 190-102-III testværktøj	33143
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S testværktøj med sæt	36899
FLUKE-190-104-III	5282393	ScopeMeter 190-104-III testværktøj	37410
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S testværktøj med sæt	41164
FLUKE-190-202-III	5282439	ScopeMeter 190-202-III testværktøj	37433
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S testværktøj med sæt	41185
FLUKE-190-204-III	5282463	ScopeMeter 190-204-III testværktøj	42769
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S testværktøj med sæt	46522
FLUKE-190-502-III	5282495	ScopeMeter 190-502-III testværktøj	46137
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S testværktøj med sæt	49891
FLUKE-190-504-III	5282513	ScopeMeter 190-504-III testværktøj	48592
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S testværktøj med sæt	52345
Motor Drive Analyzers			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	MDA-550 motordreanalytator	60878
SB-500	5011046	SB-500 sæt med 3x reservebørste	2643
SVS-500	5011031	SVS-500 sæt med 3x børste, probeholder, todelt forlængerstang og magnetfod	3536
ScopeMeter Accessories			
AC120	646163	Industrielt krokodillenæb	523
AS400	3894880	Probeforlængersæt, til VPS400 Probes	1057
BB120	646171	Bananstik til BNC adapterstik	524
BC190/830	4821057	Fluke BC190/830 Universal strømforsyningsadapter	1935
BHT190	3379374	Sæt af break-out-adaptore	3015
BP120MH	2544081	NiMH Batteripakke (120 Series/43B)	1028
BP190	677390	NiMH batteripakke (190 serie)	2193
BP290	4025762	Batteripakke enkelt kapacit 190 serie II	2457
BP291	3894688	Batteripakke, Fluke 190 Serie	3216
C120B	4744391	Blød bæretaske til 120B serie	1424
C125	646858	Blød taske	524
C190	677401	Hård taske (190 serie)	2748
C195	677408	Blød taske	2521
C290	3894803	Hård bæretaske	2048
CS20MA	677393	Strømshunt 4-20 mA	1019
CXT293	5292356	HÅRDFØR BESKYTTENDE BÆREKUFFERT, 190-III SERIE	1990
EBC290	3894906	Ekstern batterioplader	996
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	SOFTWARE, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC-SOFTWAREPAKKE	2346
HC120	646668	Krognæb	581
HC200	2086410	Krognæb	416
HH290	3894844	Ophængningskrog, ScopeMeter Serie 190 II	689
MA190	1567481	Medico tilbehørssæt (190 serie)	4842

Model	Article Nr.	Description	DKK
OC4USB	2166266	Seriell interfaceadapter/-kabel (USB)	1714
PM9080/101	1641983	Seriell interfaceadapter/-kabel (RS232)	2893
PM9081/001	916093	Dobbelt bananstik til BNC hun-adapter	536
PM9082/001	916163	Dobbelt banan-jackstik til BNC han-adapter	536
PM9091/001	935598	BNC koaksialkabler (1,5 m)	1293
PM9092/001	935601	BNC koaksialkabler (0,5 m)	1113
PM9093/001	935593	BNC han til BNC hun-adapter	721
RS120-III	4023947	Udskiftningssæt af probetilbehør	1057
RS400	3894867	Probetilbehør udskiftningssæt, til VPS400 Probes	806
RS500	4025886	Udskiftningssæt af probetilbehør til VPS500 prober	1592
SCC 198	2100208	Automotivt tilbehørssæt (190 serie)	9676
SCC120B	4744423	Software, kabel og bæretaske sæt 120B serie	5277
SCC190EFG	671826	FlukeView software + USB kabel + taske (190 serie)	6986
SCC290	3894826	Software og bæretaske sæt	4092
SCC293	5292363	SOFTWARE, CXT293 TASKE OG WI-FI TILSLUTNINGSSÆT, 190-III SERIE	4123
SCC298	4138312	Automotivt fejlsøgningssæt 190 Serie II	10257
SP120B	4744414	Skærmbeskytter til 120B serie	477
STL120-III	4023901	Skærmet testledningssæt	2049
STL120-IV	4744340	Skærmet testledningssæt 600V KAT IV	1687
STL90	201233	Skærmet testledningssæt (120/190 serie)	2688
SW90W	3894923	FlukeView Software	3743
TAS90	614187	Automotivt tilbehørssæt (120/190 serie)	773
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	1955
UA120	4744384	USB Konnektor adapter	477
VPS101	3086317	1:1 Spændingsprobesæt, sort, 30 MHz, 1,2 m	2338
VPS210-G	3086247	10:1 Spændingsprobesæt, gråt, 200 MHz, 1,2 m	2338
VPS210-R	3086235	10:1 Spændingsprobesæt, 1 rødt, 200 MHz, 1,2 m	2338
VPS212-G	3086286	10:1 Spændingsprobesæt, gråt, 200 MHz, 2,5 m	2338
VPS212-R	3086273	10:1 Spændingsprobesæt, rødt, 200 MHz, 2,5 m	2338
VPS220-G	3086300	100:1 Spændingsprobesæt, gråt, 200 MHz, 1,2 m	2338
VPS220-R	3086299	100:1 Spændingsprobesæt, rødt, 200 MHz, 1,2 m	2338
VPS40-III	4023920	Spændingsprobe	1232
VPS41	4744378	Spændingsprobesæt 40 MHz 600V KAT IV	1635
VPS410-II-B	4276937	Industrielt spændingsprobesæt 500 MHz 10:1, blå	2181
VPS410-II-G	4276943	Industrielt spændingsprobesæt 500 MHz 10:1, grå	2181
VPS410-II-R	4276928	Industrielt spændingsprobesæt 500 MHz 10:1, rød	2181
VPS410-II-V	4276955	Industrielt spændingsprobesæt 500 MHz 10:1, grøn	2181
VPS510-B	4025796	Spændingsprobesæt, 500 MHz, 10:1, blå	2181
VPS510-G	4025801	Spændingsprobesæt, 500 MHz, 10:1, grå	2181
VPS510-R	4025781	Spændingsprobesæt, 500 MHz, 10:1, rød	2181
VPS510-V	4025812	Spændingsprobesæt, 500 MHz, 10:1, grøn	2181
Power Quality Tools			
1742-6/UPGRADE	4920964	1742 til 1746 Opgradering	18098
1742-8/UPGRADE	4920973	1742 til 1748 Opgradering	33485
1746-8/UPGRADE	4920986	1746 til 1748 Opgradering	18098
C437-II	4116743	Hard taske 430 Serie II med hjul	5374
FLUKE-1732/B	4706566	Energy Logger, basis version	22275

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energy Logger, EU/US version	24823
FLUKE-1732/INTL	4706553	Energy Logger, international version	24823
FLUKE-1734/B	4706582	Energy Logger, avanceret version ingen flexis	25310
FLUKE-1734/EUS	4706594	Energy Logger, EU/US avanceret version	27791
FLUKE-1734/INTL	4706608	Energy Logger, international avanceret version	27791
FLUKE-1736/B	4563561	3 fase Power Logger basisversion	42135
FLUKE-1736/EUS	4534519	3 faset Power Logger EU/US version	43483
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Fluke 1736 Tre-fase Power Quality Loggere -Gold Edition	27589
FLUKE-1736/INTL	4563550	3 fase Power Logger international version	43483
FLUKE-1738/B	4588378	3-fase Power Logger, avanceret version, ingen flexis	40639
FLUKE-1738/EUS	4563577	3-fase Power Logger, EU/US avanceret version, inklusiv flexis	45720
FLUKE-1738/INTL	4588384	3-faset strøm logger, international avanceret version	45720
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Power Quality Logger med 60 cm 1.500A iFlex, EUS version	34551
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Power Quality Logger med 60 cm 1.500A iFlex, INTL version	34551
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Power Quality Logger med 60 cm 3.000A iflex, EUS version	34551
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Power Quality Logger med 60 cm 3.000A iFlex, INTL version	34551
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Power Quality Logger uden iFlex, EUS version	31588
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Power Quality Logger uden iFlex, INTL version	31588
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Power Quality Logger med 60 cm 1.500A iFlex, EUS version	47402
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Power Quality Logger med 60 cm 1.500A iFlex, INTL version	47402
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Power Quality Logger med 60 cm 3.000A iFlex, EUS version	47402
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Power Quality Logger med 60 cm 3.000A iFlex, INTL version	47402
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Power Quality Logger uden iFlex, EUS version	44436
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Power Quality Logger uden iFlex, INTL version	44436
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Power Quality Logger med 60 cm 1.500A iFlex, EUS version	59308
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Power Quality Logger med 60 cm 1.500A iFlex, INTL version	59308
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Power Quality Logger med 60 cm 3.000A iFlex, EUS version	59308
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Power Quality Logger med 60 cm 3.000A iFlex, INTL version	59353
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Power Quality Logger uden iFlex, EUS version	56440
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Power Quality Logger uden iFlex, INTL version	56440
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Power Quality Recorder (tre-fase), Topas	121066
FLUKE-1760 INTL	2630744	Power Quality Recorder (tre-fase), Topas	140281
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Power Quality Recorder (tre-fase), Topas	185122
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Power Quality Recorder (tre-fase), Topas	165904
FLUKE-1773	5117269	Fluke 1773 Power Quality Analysator	48526
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773/Basic Power Quality Analysator(uden prober)	43260
FLUKE-1775	5117278	Fluke 1775 Power Quality Analysator	63546
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775/Basic Power Quality Analysator (uden prober)	58022
FLUKE-1777	5126630	Fluke 1777 Power Quality Analysator	80877
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777/Basic Power Quality Analysator (uden prober)	75054
FLUKE-430-II/MA	4779032	Motor Analyser opgraderingskit	21548
FLUKE-VR1710	3030923	Enkeltfase spændingskvalitetsoptager	8967
Power Quality Tools Accessories			
177X BATT W/HOUSING	5272862	177X LI-ION BATTERI	840
17XX CABLE MARKER	5312406	FLUKE-17XX KABELMÆRKESÆT	913
3140R	2650136	Strømtang, 400 A	4110
3210-PR-TF-II	4531769	1000 A AC Tynd fleksibel strømtransformer, 61cm (24"), Fluke 1750	6234

Model	Article Nr.	Description	DKK
3310-PR-TF-II	4531778	5000 A AC Tynd fleksibel strømtransformer, 61cm (24"), Fluke 1750	8729
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	904
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	1263
ANTENNA CABLE	5263915	ANTENNEKABEL, 5 M	3654
BP120MH	2544081	NiMH Batteripakke (120 Series/43B)	1028
BP1730-BATTERY	4389436	Li-Ion batteripakke 3,7V 2500mAh (1730)	430
C1777	5307460	C1777 HÅRD TASKE	5956
C177X/6000	5307472	C177X BLØD TASKE	2448
C17XX	4637381	Blød taske	1309
CS1750/1760	2673962	Hård taske (Fluke 1750)	2707
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Demokasse	20245
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	OPGRADERINGS KIT TIL 1736 - 1738	6241
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Ophængninssæt	637
FLK-WIFI/BLE	4591273	DONGLE TIL USB ADAPTER, WIFI/BLE	1484
FLUKE MA-C8	4945842	Vægudtag adapter, Fluke-174X	219
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Kabel, AUX input kabel (1730)	302
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Hængersæt (1730)	597
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS Modtagerantenne	3449
FLUKE-1750/CASE	2650124	Hård taske (Fluke 1750)	5987
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analyze - yderligere site licens	9569
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analyze - yderligere site licens	47936
FLUKE-17XX AUX	4717827	AUX input adapter, 173X	1384
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	359
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	269
FLUKE-I400S-EL	4974743	FLUKE-17xx i400s-EL clamp-on strømtransformer	2464
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	FLUKE-17xx i400s-EL clamp-on strømtransformer, 3 pak	6568
FLUKE-PQ400	4920947	Elektrisk Målevindue med 4 x han-han kabel på 2 m	17172
FLUKE-PQ400/B	5075807	Basis Elektrisk Målevindue uden tilbehør	13556
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Kabelmarkørsæt 3P+N+PE	94
FS17X5-TF-II	4531791	3000 A Tynd fleksibel strømtang sæt, 4-fase (Fluke 1735 & 1745)	17831
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000 A IP65 Tynd fleksibel strømtang sæt, 4-fase (Fluke 1743/4)	19469
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000 A Tynd fleksibel strømtang sæt, 1-fase (Fluke 1735 og 174X)	4460
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	3000A/6000 A Tynd fleksibel strømtang sæt, 4-fase, 91 cm (36")	17078
F1P17XXPQ	4954311	Testprobesæt med sikringer, 3-fase PQ, AC285, R/B	1626
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS tidssynkroniseringsmodul (Fluke 1760)	4678
I17XX-BNC-M2F	5076304	4-benet han til BNC hun kabel 0,1 m (1 stk.)	905
I17XX-BNC-M2M	5076297	4-benet han til BNC han kabel 2 m (1 stk.)	905
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5 kA 60 cm	2232
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5 kA 60 cm, 3 Pak	5352
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5 kA 60 cm, 4 Pak	7136
I17XX-FLEX1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN	1855
I17XX-FLEX1500/24	5171005	I17XX-FLEX1500 24 Strøprobe	1681
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN, 3 pak	5331
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IN, 4 PAK	6956
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex® han-han kabel, 2 m, (1 stk.)	1356
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex® han-han kabel, 2 m, (4 stk.)	5206
I17XX-FLEX3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 IN	1970

Model	Article Nr.	Description	DKK
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 IN, 3 pak	5682
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 IN, 4 PAK	7418
I17XX-FLEX3KIP	4921032	IP65 iFlexi 3 kA 60 cm	2232
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3 kA 60 cm, 3 Pak	5352
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3 kA 60 cm, 4 Pak	7136
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi forlængerledning, 5m	1336
I17XX-FLEX6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 IN	2086
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 IN, 3 pak	6030
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 IN, 4 PAK	7883
I17XX-FLEX6KIP	4921071	IP65 iFlexi 6 kA 90 cm	2669
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6 kA 90 cm, 3 Pak	6240
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6 kA 90 cm, 4 Pak	8023
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	1-fase ministrømtangssæt	4762
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	3-fase ministrømtangssæt	5473
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	4-fase ministrømtangssæt	7896
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	3-fase ministrømtangssæt	5473
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	4-fase ministrømtangssæt	7880
I400	2277225	AC strømtang (400 A)	1800
I400S	2277202	AC strømtang (400 A)	3191
I40S-EL3X	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL clamp-on strømtransformer	2316
I40S-EL3X/3PK	4637409	FLUKE-17xx i40s-EL clamp-on strømtransformer, 3 pak	6609
I430-FLEXI-TF-II	4531725	6000 A AC Tynd fleksibel strømtang, 61cm	4482
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	6000A AC Tynd fleksibel strømtang, 61cm (24") 4 pak	13438
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12"(30cm)	4639
I430-FLX-TFII-48	4621231	Iflex 6000A probe, 48"(122cm)	5797
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-fase 5A/50A mini strømtangssæt PQ	4762
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	3-fase ministrømtangssæt	5473
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	4-fase ministrømtangssæt	7880
I5S	2508467	AC strømtang (5 A)	6049
I5SPQ3	2457508	AC strømtang (5 A), 3 stk. pakke	14231
I5S-PR	3949761	1750, 5A strømtang	3503
IEEE519/REPORT	4589748	Softwarelicens til IEEE519 rapportering	5690
IP65 ADAPTER SET	4946241	IP65 rated spændingskonnektor	2232
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB til seriel RS232 adapter	598
MP1-3R/1B	4944790	3 røde/1 sort magnetprobe til 4 mm banan	886
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magnetprober til 4 mm banan, sæt med 4 stk.	1023
OC4USB	2166266	Seriel interfaceadapter/-kabel (USB)	1714
PM9080/101	1641983	Seriel interfaceadapter/-kabel (RS232)	2893
TLS430	2157713	Prøveledninger og krokodillenæb (4 sorte, 1 grøn) - 430 serie	1457
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	klik-på strømtransformer 10A/1A (Fluke 1760)	4348
TPS CLAMP 200/20	2540450	Strømtransformer med clips 200A/20A (Fluke 1760)	4348
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Strømtransformer med clips 50A/5A (Fluke 1760)	4348
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 tynd Flexi 45cm (18")	4895
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 tynd Flexi 61cm (24")	4895
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 tynd Flexi 91cm (36")	9788
TPS SHUNT 1A	2540548	Shunt 1 A AC/DC	3736
TPS SHUNT 20MA	2540553	AC/DC shunt 20mA (Fluke 1760)	3736

Model	Article Nr.	Description	DKK
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Spændingsprobe 100V (Fluke 1760)	3533
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Spændingsprobe 10V (Fluke 1760)	3533
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Spændingsprobe 1000V (Fluke 1760)	5299
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Spændingsprobe 400V (Fluke 1760)	3533
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Spændingsprobe 600V (Fluke 1760)	3533
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EP0326Z, Dolphin næb, rød	377
VL1735/45	3276205	Banan 4-fase spændingstestledningssæt til Fluke 1735/45	2623
WI-FI/BLE MODULE	5280639	WI-FI/BLE MODULE FLUKE-177X	1096
Power Analyzers			
Norma 4000			
FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1-fase N4k power analyzer m/42	62467
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2-fase N4K Power Analyzer m/42/IFC2	81741
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3-fase N4k power analyzer m/42	104111
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3-fase N4k power analyzer m/42BP	117146
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3-fase N4k power analyzer m/42/IFC2	124931
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3-fase N4k power analyzer m/42BP/IFC2	137577
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3-fase N4k power analyzer m/42/IFC2 & PI1	152690
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3-fase N4k power analyzer m/42BP/IFC2 & PI1	167955
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3-fase N4k power analyzer m/50	167955
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3-fase N4k power analyzer m/50/IFC2	188781
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3-fase N4k power analyzer m/50/IFC2 & PI1	209354
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1-fase N4k power analyzer m/52BP/IFC2	234031
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3-fase N4k power analyzer m/54/IFC2	174206
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3-fase N4k power analyzer m/54/IFC2 & PI1	198984
Norma 5000			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3-fase N5k power analyzer m/50	206669
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3-fase N5k power analyzer m50/IFC2	226799
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3-fase N5k power analyzer m/50/IFC2 & PI1	258469
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer m/50/IFC2/Printer	241591
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3-fase N5k power analyzer m/54	193251
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3-fase N5k power analyzer m/54/IFC2	213377
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3-fase N5k power analyzer m/54/IFC2 & PI1	240218
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3-fase N5K power analyzer m/54/IFC2/printer	232667
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3-fase N5K power analyzer m/54/printer	208172
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3-fase N5k power analyzer m/64	233509
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3-fase N5k power analyzer m/64/IFC2	258469
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3-fase N5k power analyzer m/64/IFC2 & PI1	280478
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3-fase N5K power analyzer m/64/IFC2 & PI1/printer	295466
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3-fase N5K power analyzer m/64/IFC2/printer	268601
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3-fase N5K power analyzer m/64/printer	248458
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4-fase N5k power analyzer m/54	229484
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4-fase N5k power analyzer m/54/IFC1 & PI1	281959
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6-fase N5K power analyzer m/42BP/IFC2	286264
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6-fase N5K power analyzer m/42BP/IFC2/printer	296809
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6-fase N5k power analyzer m/50/IFC2	381686
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6-fase N5K power analyzer m/50/IFC2 & PI1	416740
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6-fase N5K power analyzers m/50/IFC2 & PI1/printer	445880

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6-fase N5K power analyzers m/50/IFC2/printer	419020
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6-fase N5k power analyzer m/50/IFC2	352787
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6-fase N5k power analyzer m/50/IFC2 & PI1	380034
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6-fase N5K power analyzer m/54/IFC2 & PI1/printer	389471
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6-fase N5K power analyzer m/54/IFC2/printer	362617
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6-fase N5k power analyzer m/64/IFC2	403937
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6-fase N5k power analyzer m/64/IFC2 & PI1	430780
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6-fase N5K power analyzer m/64/IFC2 & PI1/Printer	445880
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6-fase N5K power analyzer m/64/IFC2/printer	419020
Norma 4000/5000 Accessories			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19" rackmonterinssæt med håndtag	2227
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19" rackmonterinssæt med håndtag	2227
NORMA 32A CABLES	3024689	Kabler til 32 A planarshunt	1970
NORMA 32A SHUNT	3024677	32 A planarshunt	8967
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	LG shunt-kabler (til højstrøms-shunte)	2719
NORMA STAR POINT	3024704	Ekstern tilbehørsboks	8967
Vibration Testers			
810PA	3986002	AC netadapter med internationalt stik-sæt	852
810QDC	3530837	Hurtig-fracobling kabel	1537
810S	3530828	Sensor	15046
810SMM	3530862	Sensor monteringsbeslag	2166
810SMP	3530855	Sensor monterings-pad (10 pakke)	306
FLUKE-805	4094385	Vibrationsmeter	18560
FLUKE-805 FC	4489229	Vibrationsmeter med Fluke Connect	18560
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Vibration tester package	25684
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	23564
FLUKE-805/ES	4636786	Ekstern vibrationssensor til 805 vibrationsmeter	11301
FLUKE-810	3542635	Vibrationstester	99054
FLUKE-820-2	4550041	LED stroboskop	9514
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Kompakt magnetisk sensor/monteringsbeslag	8916
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Laser akseljusteringsværktøj, SHIMS	8916
FLUKE-835	5255306	Fluke 835 laserværktøj til justering af bælte	13465
SBP810	3530843	Smart batteripakke	2589
Process Calibrators			
700 Series Process Calibrators			
FLK-729 150G	4856983	Automatisk trykkalibrator (10 Bar)	88144
FLK-729 150G FC	4856894	Automatisk trykkalibrator, m/FC (10 Bar)	88144
FLK-729 300G	4856976	Automatisk trykkalibrator (20 Bar)	88144
FLK-729 300G FC	4856882	Automatisk trykkalibrator, m/FC (20 Bar)	88144
FLK-729 30G	4856990	Automatisk trykkalibrator (2 Bar)	88144
FLK-729 30G FC	4856907	Automatisk trykkalibrator, m/FC (2 Bar)	88144
FLK-789/IR3000FC	4604605	Procesmeter og FC konnektor	11164
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Fluke 789, IR3000FC, A3004FC sæt	15610
FLUKE-154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	38879
FLUKE-705	665091	Sløjfekalibrator	8219
FLUKE-707	1617262	Sløjfekalibrator	9864
FLUKE-709	4234350	Tangmeter med sand RMS	9645

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-709H	4234361	Præcision HART sløjfekalibrator	15390
FLUKE-710	4991049	710 mA SløjfeVentiltester med HART	22194
FLUKE-712B/EN	4387857	RTD temperaturkalibrator	11885
FLUKE-714B/EN	4387869	TC temperaturkalibrator	11885
FLUKE-715	620101	Volt/mA kalibrator	15071
FLUKE-717 30G	662897	Trykkalibrator (2 bar)	15989
FLUKE-717 10000G	4058813	Trykkalibrator (690 bar)	17072
FLUKE-717 1000G	2547194	Trykkalibrator (69 bar)	15417
FLUKE-717 100G	1630430	Trykkalibrator (7 bar)	15417
FLUKE-717 1500G	2547203	Trykkalibrator (103.4 bar)	17072
FLUKE-717 15G	4058808	Trykkalibrator (1 bar)	15417
FLUKE-717 1G	2547166	Trykkalibrator (68.9 mbar)	15417
FLUKE-717 3000G	2547215	Trykkalibrator (207 bar)	17072
FLUKE-717 300G	2547175	Trykkalibrator (20 bar)	15417
FLUKE-717 5000G	2547232	Trykkalibrator (345 bar)	17072
FLUKE-717 500G	2547182	Trykkalibrator (34.7 bar)	15417
FLUKE-718 100US	665080	Trykkalibrator (7 bar)	29926
FLUKE-718 30US	665075	Trykkalibrator (2 bar)	29926
FLUKE-718 1G	2547148	Trykkalibrator (68.9 mbar)	30472
FLUKE-718 300G	2547153	Trykkalibrator (20 bar)	30472
FLUKE-718EX 100	2096322	Egensikker trykkalibrator (7 bar)	37417
FLUKE-718EX 30	2096310	Egensikker trykkalibrator (2 bar)	37417
FLUKE-718EX 300	3023328	Egensikker trykkalibrator (20 bar)	37417
FLUKE-719 100G	3315344	Elektrisk trykkalibrator (7 bar)	38100
FLUKE-719 30G	3315332	Elektrisk trykkalibrator (2 bar)	38100
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektrisk trykkalibrator, 10 bar	33796
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektrisk trykkalibrator, 20 bar	33796
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektrisk trykkalibrator, 2 bar	33796
FLUKE-720URTD	4382695	Universel RTD adapter til 721, 721Ex og 719PRO	1847
FLUKE-721-1601	4353241	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 6,9 bar	22372
FLUKE-721-1603	4353283	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 20 bar	22372
FLUKE-721-1605	4353327	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 34 bar	22372
FLUKE-721-1610	4353366	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 69 bar	22372
FLUKE-721-1615	4353401	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 103 bar	22372
FLUKE-721-1630	4353447	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 200 bar	22372
FLUKE-721-1650	4353486	Dobbeltsensor trykkalibrator, 1,1 bar, 345 bar	22372
FLUKE-721-3601	4353252	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 6,9 bar	22372
FLUKE-721-3603	4353290	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 20 bar	22372
FLUKE-721-3605	4353330	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 34 bar	22372
FLUKE-721-3610	4353375	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 69 bar	22372
FLUKE-721-3615	4353412	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 103 bar	22372
FLUKE-721-3630	4353458	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 200 bar	22372
FLUKE-721-3650	4353499	Dobbeltsensor trykkalibrator, 2,48 bar, 345 bar	22372
FLUKE-721EX-1603	4353309	Dobbeltsensor trykkalibrator, 16, 100 PSIG	29199
FLUKE-721EX-1615	4353420	Dobbeltsensor trykkalibrator, 16, 1500 PSIG	29199
FLUKE-721EX-1630	4353464	Dobbeltsensor trykkalibrator, 16, 3000 PSIG	29199
FLUKE-721EX-3615	4353435	Dobbeltsensor trykkalibrator, 36, 1500 PSIG	29199

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-721EX-3630	4353473	Dobbeltsensor trykkalibrator, 36, 3000 PSIG	29199
FLUKE-721EX-3650	4353514	Dobbeltsensor trykkalibrator, 36, 5000 PSIG	29199
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperaturkalibrator	25173
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunktionskalibrator	35448
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunktion proceskalibrator	40445
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC med 750SW software	100254
FLUKE-753	3977641	Dokumenterende proceskalibrator	55340
FLUKE-754	3405771	Dokumenterende proceskalibrator	69761
FLUKE-771	2646347	Procestangmeter til mA	6175
FLUKE-772	3362352	Procestangmeter til mA	8495
FLUKE-773	3362365	Procestangmeter til mA	11611
FLUKE-787B	4777186	Procesmeter	10630
FLUKE-789/E	3977194	Procesmeter	12441
Pressure Modules			
700G/TRACK	4123225	Data logging kabel & software	4583
FLUKE-700G01	4353523	Præcisionstrykkalibrator, -10" til 10" WC (27 mbar)	8332
FLUKE-700G02	4353538	præcisionstrykkalibrator, -30" to 30" WC (69 mbar)	8332
FLUKE-700G04	4096972	præcisionstrykkalibrator, +/- 1 bar	8332
FLUKE-700G05	4097514	præcisionstrykkalibrator, 2 bar	8332
FLUKE-700G06	4097538	præcisionstrykkalibrator, 6,9 bar	8332
FLUKE-700G07	4097561	præcisionstrykkalibrator, 34 bar	8332
FLUKE-700G08	4097592	præcisionstrykkalibrator, 69 bar	8332
FLUKE-700G10	4353654	præcisionstrykkalibrator, 140 bar	8332
FLUKE-700G27	4097545	præcisionstrykkalibrator, 20 bar	8332
FLUKE-700G29	4097605	præcisionstrykkalibrator, 200 bar	8332
FLUKE-700G30	4097610	præcisionstrykkalibrator, 345 bar	8332
FLUKE-700G31	4097622	præcisionstrykkalibrator, 690 bar	8332
FLUKE-700GA27	4353577	Præcisionstrykkalibrator, 20 bar absolut	8332
FLUKE-700GA4	4353545	Præcisionstrykkalibrator, 1 bar absolut	8332
FLUKE-700GA5	4353550	Præcisionstrykkalibrator, 2 bar absolut	8332
FLUKE-700GA6	4353561	Præcisionstrykkalibrator, 6,9 bar absolut	8332
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydraulisk testpumpe, 0 til 690 bar	11725
FLUKE-700HTPK2	4623314	Førsteklasses hydraulisk testpumpesæt	16260
FLUKE-700M20TH	4623338	Førsteklasses M20 tryktestslange	5985
FLUKE-700MTH	4623345	Førsteklasses metrisk tryktestslange	6099
FLUKE-700PCK	100062	Kalibreringssæt til trykmodul	14945
FLUKE-700PTPK	4124364	Pneumatisk testpumpe sæt, 0 til 41 bar	8609
FLUKE-700PTPK2	4623306	Førsteklasses pneumatisk testpumpesæt	10917
FLUKE-700RG05	4353589	Præcisionstrykkalibrator, Reference +2 bar	9243
FLUKE-700RG06	4353592	Præcisionstrykkalibrator, Reference, 6,9 bar	9243
FLUKE-700RG07	4353605	Præcisionstrykkalibrator, Reference, 34 bar	9243
FLUKE-700RG08	4353610	Præcisionstrykkalibrator, Reference 69 bar	9243
FLUKE-700RG29	4353622	Præcisionstrykkalibrator, Reference, 200 bar	9243
FLUKE-700RG30	4353631	Præcisionstrykkalibrator, Reference, 345 bar	9243
FLUKE-700RG31	4353646	Præcisionstrykkalibrator, Reference, 690 bar	9243
FLUKE-700TTH10K	4636393	Førsteklasses testslangesæt til tryktransmitter, 10K	7114
FLUKE-700TTH5K	4623323	Førsteklasses testslange til tryktransmitter	6099

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-750P00	4352270	Trykmodul (0 - 2,5 mbar)	18189
FLUKE-750P01	4352281	Trykmodul (0 - 25 mbar)	14058
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Trykmodul (0 - 25 mbar)	24764
FLUKE-750P02	4352750	Trykmodul (0 - 70 mbar)	14058
FLUKE-750P03	4352738	Trykmodul (0 - 350 mbar)	14058
FLUKE-750P04	4352313	Trykmodul (0 - 1 bar)	14058
FLUKE-750P05	4352336	Trykmodul (0 - 2 bar)	14058
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Trykmodul (0 - 2 bar)	25332
FLUKE-750P06	4352349	Trykmodul (0 - 7 bar)	14058
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Trykmodul (0 - 7 bar)	25332
FLUKE-750P07	4352360	Trykmodul (0 - 35 bar)	14058
FLUKE-750P08	4352372	Trykmodul (0 - 70 bar)	14058
FLUKE-750P09	4352385	Trykmodul (0 - 100 bar)	14058
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Trykmodul (0 - 100 bar)	25332
FLUKE-750P2000	4352397	Trykmodul (0 - 140 bar)	14058
FLUKE-750P22	4352296	Trykmodul (0 - 70 mbar)	14058
FLUKE-750P23	4352308	Trykmodul (0 - 350 mbar)	14058
FLUKE-750P24	4352324	Trykmodul (0 - 1 bar)	14058
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Trykmodul (0 - 1 bar)	25332
FLUKE-750P27	4352351	Trykmodul (0 - 20 bar)	14058
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Trykmodul (0 - 20 bar)	25332
FLUKE-750P29	4352403	Trykmodul (0 - 200 bar)	22306
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Trykmodul (0 - 200 bar)	42303
FLUKE-750P30	4352415	Trykmodul (0 - 340 bar)	22306
FLUKE-750P31	4352426	Trykmodul (0 - 700 bar)	22306
FLUKE-750P31N	4555281	Trykmodul (0 - 7,5 mbar)	13822
FLUKE-750P51N	4555296	Trykmodul (0 - 12,5 mbar)	13822
FLUKE-750PA27	4352471	Trykmodul (0 - 20 bar)	15859
FLUKE-750PA3	4352432	Trykmodul (0 - 350 mbar)	15859
FLUKE-750PA4	4352444	Trykmodul (0 - 1 bar)	15859
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Trykmodul (0 - 1 bar)	26828
FLUKE-750PA5	4352459	Trykmodul (0 - 2 bar)	15859
FLUKE-750PA6	4352467	Trykmodul (0 - 7 bar)	15859
FLUKE-750PA7	4352480	Trykmodul (0 - 35 bar)	15859
FLUKE-750PA8	4352498	Trykmodul (0 - 70 bar)	15859
FLUKE-750PA9	4352500	Trykmodul (0 - 100 bar)	15859
FLUKE-750PD10	4352556	Trykmodul (-700 - 700 mbar)	15859
FLUKE-750PD2	4352539	Trykmodul (-70 - 70 mbar)	15859
FLUKE-750PD27	4352616	Trykmodul (-1 - 20 bar)	15859
FLUKE-750PD3	4352542	Trykmodul (-350 - 350 mbar)	15859
FLUKE-750PD4	4352563	Trykmodul (-1 - 1 bar)	15859
FLUKE-750PD5	4352574	Trykmodul (-1 - 2 bar)	15859
FLUKE-750PD50	4352588	Trykmodul (-1 - 3,5 bar)	15859
FLUKE-750PD6	4352595	Trykmodul (-1 - 7 bar)	15859
FLUKE-750PD7	4352602	Trykmodul (-1 - 14 bar)	15859
FLUKE-750PV3	4352517	Trykmodul (-350 mbar)	15859
FLUKE-750PV4	4352521	Trykmodul (-1 bar)	15859

Model	Article Nr.	Description	DKK
FLUKE-75OR04	4352625	Trykmodul (0 - 1 bar)	15859
FLUKE-75OR06	4352633	Trykmodul (0 - 7 bar)	15859
FLUKE-75OR07	4352657	Trykmodul (0 - 35 bar)	15859
FLUKE-75OR08	4352669	Trykmodul (0 - 70 bar)	15859
FLUKE-75OR27	4352640	Trykmodul (0 - 20 bar)	15859
FLUKE-75OR29	4352678	Trykmodul (0 - 200 bar)	23361
FLUKE-75OR30	4352684	Trykmodul (0 - 340 bar)	23361
FLUKE-75OR31	4352691	Trykmodul (0 - 700 bar)	23361
FLUKE-75ORD27	4352723	Trykmodul (-0.8 - 20 bar)	17497
FLUKE-75ORD5	4352706	Trykmodul (-1 - 2 bar)	17497
FLUKE-75ORD6	4352714	Trykmodul (-1 - 7 bar)	17497
Process Calibrator Accessories			
709H/TRACK	4281225	Logging software med kabel	4826
754HCC	3829410	HART kommunikationskabel til Fluke 754	897
BC-7240	4022655	Batterilader (753/754)	526
BP7235	668225	NiMH batteripakke	2680
BP7240	4022220	Ekstar batteri (753/754)	1871
C789	946694	Blød metertaske	2013
FLUKE-70OHTH-1	2811795	Hydraulisk testslange	9965
FLUKE-70OHTP-2	4096855	Hydraulisk testpumpe	12174
FLUKE-70OILF	1566730	In-line filter	1133
FLUKE-700-IV	202561	Strømshunt	5261
FLUKE-700LTP-1	2811763	Lavtrykstestpumpe	10395
FLUKE-700PMP	617131	Trykpumpe (10 bar)	7421
FLUKE-700PRV-1	2811808	Tryksikkerhedsventil til 700HTP	11755
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpumpe	6564
FLUKE-700SC	667425	Serielt interface-kabel (Fluke 725/725Ex/726	2562
FLUKE-700TC1	620119	Termoelement konnektorsæt (10 typer)	1511
FLUKE-700TC2	620127	Termoelement konnektorsæt (5 typer)	1227
FLUKE-700TLK	3829398	Proces-testledningssæt	1502
FLUKE-71X	3345825	Slangesæt	1042
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Flydende snavs filter til Fluke 718 og 719 PRO	3505
FLUKE-72ORTD	4366669	RTD probe til 721, 721Ex og 719PRO	2954
FLUKE-72OURTDA	4382695	Universel RTD adapter til 721, 721Ex og 719PRO	1847
FLUKE-75OSW	4090343	DPC/TRACK2 software	34955
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	1787
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms software + IR USB kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2989
HART DRYWELL CABLE	2111088	Kabelsæt, HART tørbad	1702
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	546
General Accessories			
Test Leads, Probes and Clips			
80K-15	618113	Højspændingsprobe, 15 kV	3143
AC175	4101772	Krokodillenæbsæt	308
AC220	1610103	SureGrip krokodillenæbssæt	516
AC280	1610115	SureGrip krogknæbssæt	366
AC283A	5130530	SureGrip tangnæbssæt	439
AC285	1610159	SureGrip krokodillenæbssæt	243

Model	Article Nr.	Description	DKK
AC285-FTP	4073928	Krokodillenæb og adaptere (FTP-1, FTPL-1)	291
AC288	4617784	SureGrip™ Klemrækkeprobe	405
AC87	1278079	Industrielle strømskinnenæb	531
AC89	873448	Isoleret gennemboringsnæb	562
BP980	1616807	Dobbelt bananstikssæt	571
FTP-1	3869437	Testprober med sikringer	1031
FTPL-1	3869443	Testprober med sikringer og ledninger	1200
H900	1616818	Testledningsholder	307
LEADWRAP	4083525	Robust nylon krog- og stropfæstner, 3 pak	106
T5-KIT-1	3971169	T5-Sæt	592
T5-RLS	4089137	Uskiftnings-testledningssæt (T5)	249
TL175	3521976	TwistGuard testledninger	308
TL175E	3565554	TwistGuard testledninger, 4mm	340
TL220-1	3971178	SureGrip industrielt testledningssæt	881
TL221	2003602	SureGrip forlængerledningssæt	364
TL222	2003616	SureGrip silikone testledningssæt	364
TL223-1	3971184	SureGrip elektrisk testledningssæt	815
TL224	1610198	SureGrip silikone testledningssæt	340
TL225-1	3971191	SureGrip spøgelsesspændingsadapter og testledningssæt	1223
TL238	2132831	SureGrip højenergi testledningssæt	881
TL27	668571	Ekstra kraftigt testledningssæt	383
TL40	1590606	Testledningssæt med aftagelige tipper	543
TL71-1	3971207	Testledningssæt	308
TL75-1	3971218	Testledningssæt	262
TL76	2032684	Alt-i-ét testledningssæt	464
TL80A-1	3971229	Testledningssæt	849
TL81A	1277073	Deluxe elektronisk testledningssæt	1795
TL910	1616632	Elektronisk testledningssæt (med erstatningstipper)	864
TL930	1616671	Patch-kabler (60 cm)	191
TL932	1616680	Patch-kabler (90 cm)	209
TL935	1616698	Patch-kabelsæt (60, 90, 120 cm)	628
TL940	1616705	Minikrogtype testledninger	209
TL950	1616710	Minitangtype testledninger	366
TL960	1616722	Mikrokrogtype testledninger	209
TL970	1616793	Krog- og tang-testledningssæt	840
TLK1550-RTLK	4112351	Integreret testledning og & 10 kV tang	2666
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip tilbehørssæt	1666
TLK-225-1	3971234	SureGrip mester tilbehørssæt	1834
TLK281-1	3971241	Automotivt testledningssæt	1613
TLK282-1	3971252	DeLuxe Automotivt testledningssæt	2049
TLK287	3045631	Elektronik mester-testledningssæt	2081
TLK289 EUR	3092521	Industrielt mester-testledningssæt	2081
TLK290	2435092	Testprobesæt	676
TLK291	2435108	Testprobesæt med sikring	696
TP1-1	3971265	Testprober	193
TP175	3521983	TwistGuard testledninger, 2mm probespidser	195
TP175E	3565568	TwistGuard testprober, 2mm probespidser med 4mm adaptere	235

Model	Article Nr.	Description	DKK
TP2-1	3971283	Testprober	209
TP220-1	3971276	SureGrip testprober	209
TP38	1541636	Slim-Reach testprobe (isoleret)	193
TP38-2001-OSP	2438858	Slim Reach testprobe, rød	154
TP74	1541649	Testprober med lampespids	213
TP80	873455	Elektronik testprober	421
TP912	1616644	Erstatningstipper til TL910	362
TP920	1616659	Testprobeadaptersæt	571
Current Clamps			
80I-110S	114519	AC/DC strømtang (100 A)	8068
I1000S	1568487	AC strømtang (1000 A)	7358
I1010	617735	AC/DC strømtang (1000 A)	5234
I1010-KIT	2096998	AC/DC strømtang (1000A) med blød taske	5531
I200	664755	AC strømtang (200 A)	1904
I2000 FLEX	2584912	AC fleksstrømtang 2000A	3598
I200S	664760	AC strømtang (200 A)	3191
I30	2584920	AC/DC strømtang (30A)	4744
I3000 FLEX-4PK	2696367	AC strømtang (3000 A), 4-pak	15608
I3000S	657202	AC strømtang (3000 A)	8172
I3000S FLEX-24	2584888	AC fleksstrømtang (3000A), 610 mm	5531
I3000S FLEX-36	2584901	AC fleksstrømtang (3000A), 915 mm	6586
I30S	2584935	AC/DC strømtang (30A)	6545
I310S	2840309	AC/DC strømtang (300 A)	3924
I400	2277225	AC strømtang (400 A)	1800
I400S	2277202	AC strømtang (400 A)	3191
I40S-PR	3949777	40A strømtang (1750)	4177
I410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2945
I410-KIT	2097005	AC/DC strømtang (400A) med blød taske	3480
I6000S FLEX-24	2840311	AC strømtang (6000 A)	7092
I6000S FLEX-36	2840327	AC strømtang (6000 A)	8115
I800	2840283	AC strømtang (800 A)	2930
Temperature Accessories			
80AK-A	2747812	Termoelement-adapter	355
80BK-A	2747801	Integreret probe til digitale multimetre (Type K)	396
80CJ-M	833046	Mini hanstik (Type J)	262
80CK-M	779942	Mini hanstik (Type K)	262
80PJ-1	1288191	Kuglehovedprobe (Type J)	290
80PJ-9	1288218	Generel probe (Type J)	784
80PJ-EXT	1288234	Forlængerledningssæt (Type J)	696
80PK-1	750422	Kuglehovedprobe (Type K)	375
80PK-10	3439199	Temperaturprobe med rørklemme (Type K)	2411
80PK-11	2724500	Velcro temperaturprobe	457
80PK-18	3448859	Temperaturprobe med rørklemmesæt	3924
80PK-22	2098684	SureGrip neddypningsprobe	1223
80PK-24	2098691	Luftprobe	1598
80PK-25	2098706	Gennemboringsprobe	1444
80PK-26	2098714	Generel probe	1598

Model	Article Nr.	Description	DKK
80PK-27	2098723	Industriel overfladeprobe	4335
80PK-3A	874610	Overfladeprobe (Type K)	2615
80PK-8	200360	Temperaturprobe med rørklemme (Type K)	2168
80PK-9	1288229	Generel probe (Type K)	784
80PK-EXT	1288241	Forlængerledningssæt (Type K)	696
80PR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66 og 68)	881
8OPT-25	2104397	Gennemboringsprobe	1303
8OPT-EXT	1288252	Forlængerledningssæt (Type T)	696
80T-150UA	3190456	Universel temperaturprobe (til digitale multimetre)	3484
80TK	736736	Termoelementmodul (Type K)	1666
Cases and Holsters			
C101	2437514	Hård taske	706
C115	2826063	Blød metertaske	675
C116	2826074	Blød metertaske	801
C11XT	5308996	Fluke C11XT beskyttende hårdt etui	291
C125	646858	Blød taske	524
C12A	930529	Blød metertaske	333
C150	4111540	Blød metertaske	319
C1600	2091049	Hård meter- og tilbehørstaske	444
C1620	4359042	Bæretaske	2280
C190	677401	Hård taske (190 serie)	2748
C195	677408	Blød taske	2521
C23	1663209	Blød metertaske	273
C25	681114	Blød metertaske	625
C280	3182785	Blød metertaske	743
C33	1664120	Blød metertaske	313
C345	3311173	Blød bæretaske	881
C35	2826056	Blød metertaske	520
C37XT	5309001	Fluke C37XT beskyttende hårdt etui	401
C43	1663230	Blød metertaske	926
C50	762823	Blød metertaske	439
C520A	1629104	Testertaske i læder	648
C550	1547919	Værktøjspose	1406
C75	865535	Blød tilbehørstaske	190
C781	619988	Blød metertaske	1024
C789	946694	Blød metertaske	2013
C799	4021731	Blød taske til Fluke 75x serie	1009
C90	466029	Blød metertaske	426
CAM0-C25	4110632	Camouflage bæretaske til Fluke multimetre	430
CXT1000	4628917	Ekstremt hård taske	1973
CXT170	3352567	Ekstremtaske	1973
CXT280	3352571	Ekstremtaske	1973
CXT80	3352559	Ekstremtaske	1973
FLK-C3003	4582928	Blød taske med 3 rum	431
FLUKEPACK30	4983088	Pack30 professionel værktøjsrygsæk	1577
H15	4111533	Hylster (T100-serien)	313
H3	1608458	Hylster (330 serie)	437

Model	Article Nr.	Description	DKK
H5	649365	Eltester hylster (Fluke T5)	345
H80M	2138458	Hylster + Magnetisk ophængning	472
H-T6	4910585	T6 hylster til bælte	345
TB25	5308970	Fluke TB25 Værktøjstaske	656
Automotive Accessories			
BP880	2150594	BNC dobbeltstablings hunbanastik	169
BP881	2151015	BNC dobbeltstablings hunbanastik	202
RPM80	880849	Induktiv strømpick-up	1123
SCC 198	2100208	Automotivt tilbehørssæt (190 serie)	9676
STL90	201233	Skærmet testledningssæt (120/190 serie)	2688
TAS90	614187	Automotivt tilbehørssæt (120/190 serie)	773
TL28A	1273185	Automotivt testledningssæt	631
TL82	2150636	Automotivt Spids & stik adaptersæt	1376
TP40	1567573	Automotive probespids (5 stk.) (4 mm)	443
TP81	2149098	Isolerede gennemboringsnæb (4 mm)	620
TP82	2149080	Isolerede gennemboringsnæb (2 mm)	620
TP88	2149102	Probespidssæt i meget stift metal	156
Other Accessories			
80K-40	382846	Højspændingsprobe	3288
80K-6	532424	Højspændingsprobe	1771
EBC290	3894906	Ekstern batterioplader	996
FL-120 EX	4972431	FL-120 EX egensikker lommelygte	774
FL-150 EX	4972446	FL-150 EX egensikker lommelygte	916
FL-45 EX	4972422	FL-45 EX egensikker lommelygte	493
HL-200 EX	4972410	HL-200 EX egensikker hovedlygte	916
L200	2096346	Probelygte	262
L205	2098588	Mini hattelygte	333
L206	2098595	Deluxe hattelygte	456
L210	2096379	Probelygte + probeforlænger	457
L215	2096368	SureGrip sæt med probelygte og -forlænger	1033
LVD1A	4571403	Spændingslygte	358
LVD2	2740300	Spændingslygte	424
SV225	3100477	Spørgelsespændingsadapter	771
TPAK	1281997	ToolPak, meterophængssæt	456
Fuses			
7017240.0	2279339	Sikring, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	107,5
FUSE	740670	Sikring, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	35,4
FUSE	803293	Sikring, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	83,65
FUSE	830828	Sikring, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	74,9
FUSE	943121	Sikring, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	46
Software			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	1787
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + kabel (8845A/8846A)	3376
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1799
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms opgradering	1502
SCC190EFG	671826	FlukeView software + USB kabel + taske (190 serie)	6986
SW90W	3894923	FlukeView Software	3743

Model	Article Nr.	Description	DKK
Seminar Boxes			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	933
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	3696
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	9333
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	1307
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE FOR 1 PERSON (MIN 6 PERSON ATTENDANCE)	2053
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	7429
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	14895
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 GENERIC END-USER TRAINING FOREIGN TRAVEL EXPENSE UNIT	747

Priser kan ændres uden varsel og der tages forbehold for evt. fejl
Alle priser er vejledende listepreiser ekskl. moms.

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
E-mail: cs.dk@fluke.com
Telefon +45 70 23 58 53

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
03/2023 dkda

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.