

# Prisliste Fluke

## Testværktøj

**FLUKE®**

Gældende fra: 02-07-2018

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
-------	---------	-------------	-----

### Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC Wireless Digital Multimeter	2206.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC Wireless General Maintenance System	6398.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC Wireless HVAC System	4632.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC Wireless Industrial System	8273.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 300FC med TPAK magnetoppheng	2380.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Elektronisk multimeter og delux tilbehørs kit	2812.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Elektrikerens spændingstester og tilbehørs kit	3137.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC Wireless AC Current Clamp Module	1433.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC Wireless Essential Kit with A3000	3181.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC Wireless iFlex AC Current Module	1654.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC Wireless Essential Kit with i3000	3418.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC Wireless AC/DC Current Module	937.00
FLK-A3003 FC	4629295	2000A DC Tangmeter	4081.00
FLK-A3004 FC	4629301	4-20mA DC Tangmeter	4964.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC Wireless K-Type Temperature Module	1433.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC Wireless Essential Kit with T3000	3198.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC Wireless AC Voltage Module	1543.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC Wireless Essential Kit with V3000	3198.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC Wireless DC Voltage Module	1543.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC Wireless essential Kit with V3001	3198.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC Wireless Kit w. DMM, AC+DC Voltage Modules	5184.00

### Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect Wireless SD Card	769.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC Wireless PC Adapter	827.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Connector, Infrared, FC	945.00

### Digitale multimeter

#### 110 serie multimeter

Fluke 113	3088053	Sand RMS multimeter	1003.00
Fluke 114	2583552	Sand RMS multimeter	1321.00
Fluke 115	2583583	Sand RMS multimeter	1532.00
Fluke 116	2583601	Sand RMS multimeter	1774.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og IR-termometer	3371.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og tangmeter	2605.00
Fluke 117	2583647	Sand RMS multimeter	1881.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og tangmeter	2529.00
C50	762823	Blød metertaske	308.00

#### 170 serie multimeter

Fluke 175	1592895	Sand RMS multimeter	1696.00
Fluke 177	1592863	Sand RMS multimeter	2121.00
Fluke 179	1592839	Sand RMS multimeter	2545.00
C90	466029	Blød metertaske	308.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	2969.00

#### 200 serie multimeter

Fluke 233	3469334	Multimeter med aftageligt display	2537.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Trådløs TRMS Termografisk Multimeter m/iFlex	7499.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Trådløst IR-multimeter med iFlex probe og ekstra batteri	8249.00
Fluke 287/EUR	3947781	True RMS Electronic Logging Multimeter with TrendCapture	4652.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	FlukeView Forms Combo Kit	5409.00
Fluke 289/EUR	3947801	True RMS Industrial Logging Multimeter with TrendCapture	4976.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Industrial Logging Multimeter and Software Combo Kit	5842.00
C280	3182785	Blød metertaske	521.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	5939.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	6364.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
<b>20 serie multimeter</b>			
Fluke 27II/EUR	3947770	Industrial Multimeter (IP67)	3677.00
Fluke 28II/EUR	3947820	True RMS Industrial Multimeter (IP67)	3894.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Egensikkert, ægte RMS digitalt multimeter	9954.00
C25	681114	Blød metertaske	439.00
<b>70 serie multimeter</b>			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimeter	3198.00
C90	466029	Blød metertaske	308.00
<b>80 serie multimeter</b>			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimeter	3569.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	True RMS Multimeter	3671.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Industrial Electricians Combo Kit	4385.00
C25	681114	Blød metertaske	439.00
<b>Bordmultimeter</b>			
Fluke 8808A 220V	2802372	5,5-ciffer multimeter	5120.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Digitalt multimeter	5120.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	5,5-ciffer multimeter (software og kabel)	6550.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	5,5-ciffer multimeter (software og kabel)	6550.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	5,5-ciffer multimeter, 2 x 4 W testledningssæt	5690.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	5,5-ciffer multimeter, 2 x 4 W testledningssæt	5580.00
Fluke 8845A 220V	2577352	6,5-cifret præcisionsmultimeter	7625.00
Fluke 8845A 240V	2577365	6,5-cifret præcisionsmultimeter	7625.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	6,5-cifret præcisionsmultimeter (software og kabel)	9025.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	6.5 Digit Precision Multimeter (incl. software + cable)	9025.00
Fluke 8846A 220V	2577383	6,5-cifret præcisionsmultimeter	10070.00
Fluke 8846A 240V	2577390	6,5-cifret præcisionsmultimeter	10070.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	6,5-cifret præcisionsmultimeter (software og kabel)	11480.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	6.5 Digit Precision Multimeter (incl. software + cable)	11480.00
884X-CASE	2675552	Hård taske	3145.00
884X-RTD	2675468	100 ohm RTD temperaturprobe	4130.00
884X-SHORT	2653346	4-leder korttilslutning	230.00
884X-USB	2675479	USB til RS232-kabeladapter	1155.00
884X-1G	2675534	USB-hukommelse 1 GB	300.00
8845A-EFPT	2742690	Udvidet sæt med finpunktspidsadapter	149.00
8845A-TPIT	2742683	Testprobesæt med IC-spids	115.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms opgradering	1012.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + kabel (8845A/8846A)	2275.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1212.00
RS43	946470	RS232 Cable (2 m)	545.03
TL2X4W-PTII	2826215	2 x 4 leder ohm-testledning probespids på 2 mm	558.00
TL2x4W-TWZ	2723629	2 x 4 leder ohm-pincetestledninger	744.00
Y8021	708289	Skærmet IEEE-488 interfacekabel, længde 1 m	3433.01
Y8022	708297	Skærmet IEEE-488 interfacekabel, længde 2 m	3656.98
Y8846S	2675518	Rackmonteringssæt (8845A/8846A)	880.00
Y8846D	2771721	Rackmonteringssæt, dobbelt (8845A/8846A)	1180.00
<b>Automotive multimeter</b>			
Fluke 88V/A	2117440	Automotivt meter kombo-sæt	5409.00
<b>Tangmetre</b>			
Fluke 323	4152628	tangmeter med sand RMS	1080.00
Fluke 324	4152637	tangmeter med sand RMS	1350.00
Fluke 325	4152643	tangmeter med sand RMS	1838.00
Fluke 353	2840252	Sand RMS tangmeter til AC/DC	4720.00
Fluke 355	2840265	Sand RMS tangmeter til AC/DC	6294.00
Fluke 365	3790607	Detachable TRMS Clamp Meter	1943.00
Fluke 368 FC	4709907	Trådløs strømtang, jordstrømslækage, 40 mm kæbe	5561.00
Fluke 369 FC	4709934	Trådløs strømtang, jordstrømslækage, 61 mm kæbe	5561.00
Fluke 373	3790564	600A TRMS Clamp Meter	1797.00
Fluke 374FC	4696001	600A AC/DC TRMS Wireless strømtang, FLUKE CONNECT	2731.00
Fluke 375FC	4695932	600A AC/DC TRMS Wireless strømtang, FLUKE CONNECT	3361.00
Fluke 376FC	4695861	1000A AC/DC TRMS Wireless strømtang med iFlex, FLUKE CONNECT	3810.00
Fluke 381	3610452	Remote Display TRMS Clamp Meter	4270.00
Fluke 902 FC	4695814	TRMS Trådløs HVAD tangmeter	2100.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Sæt bestående af IR-termometer, tangmeter og spændingsdetektor	1869.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og tangmeter	2605.00
Fluke i2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	898.00
Fluke i2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	898.00
H3	1608458	Hylster (330 serie)	315.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
<b>Elektriske testere</b>			
Fluke 1000FLT	4472387	Lysstofrør	1910.00
T6-1000/EU	4910257	Elektrisk Tester med FieldSense™, rund	2072.00
T6-600/EU	4910322	Elektrisk Tester med FieldSense™, rund	1621.00
H-T6	4910585	T6 hylster til bælte	242.00
Fluke T5-600	659612	Elektrisk tester	1298.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Sæt bestående af elektrisk tester, IR-termometer og spændingsdetektor	2163.00
Fluke T5-1000	659570	Elektrisk tester	1401.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Sæt bestående af T5-600, H5 og 1AC	1617.00
Fluke T90	4016945	Spændings-/gennemgangstester	472.00
Fluke T110	4016950	Spændings-/gennemgangstester med omskiftelig belastning	689.00
Fluke T130	4016961	Spændings-/gennemgangstester med LCD og belastningsomkobling	1014.00
Fluke T150	4016977	Spændings-/gennemgangstester med LCD, ohm og belastningsomkobling	1132.00
Fluke 2042	2435038	Kabel søger (sender + modtager)	6070.00
Fluke 2042T	2435045	Kabel søgersender	3090.00
Fluke 9040EUR	4014969	Fase Rotation Indicator	1685.00
Fluke 9062	2435077	Fasefølgetester	1461.00
LVD1	4571403	Spændingslygte	269.00
LVD2	2740300	Spændingslygte	302.00
H5	649365	Elektrisk testerhylster (Fluke T5)	242.00
Fluke 1AC II	2432967	VoltAlert	227.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	VoltAlert, 5 stk. pakke	851.00
FLK2AC/200-1000VC	3611972	ACV Detector 200-1000V	180.00
FLK2AC/200-1000V5	3806487	Volt Alert, 200-1000V, 5-pack	725.00
PRV240	4566209	Afprøvningsenhed	1213.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Afprøvningsenhed, Fluke 117 DMM kit	2434.00
PRV240FS	4910310	Spændingskilde tester, T6/NCV	1235.00
<b>Laser Levels</b>			
Fluke-3PR	4811457	3 punkts laser, rød	1479.00
Fluke-3PG	4811469	3 punkts laser, grøn	1597.00
Fluke-180LR	4811504	2 liniers laser, rød	1913.00
Fluke-180LG	4811491	2 liniers laser, grøn	2330.00
Fluke-180LG System	4811519	Grøn laser med LDG detektor	2783.00
Fluke-180LR System	4811528	Rød laser med LDR detektor	2423.00
Fluke-LDR	4811543	Laser linie detektor, rød	659.00
Fluke-LDG	4819919	Laser linie detektor, grøn	739.00
PLS-20513	4791765	Tripod Teleskop 9 FT 6 IN	1342.00
PLS-20295	4845009	Magnetisk vægbeslag til PLS 3, 5,180,480	382.00
PLS-20512	4845027	Tripod Standard, 5/8 X 11	800.00
PLS-21502	4919812	Tripod Forlænger PLS3/180	76.00
<b>Laserafstandsmålere</b>			
Fluke 414D	4106830	Laserafstandsmåler	1101.00
Fluke 419D	4106853	Laserafstandsmåler	1983.00
Fluke 424D	4106866	Laserafstandsmåler	2864.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laserafstandsmåler og infrarødt termometer	1729.00
<b>Battery Analyzers</b>			
Fluke BT510	4489970	Batteri tester	20184.00
Fluke BT520	4489981	Batteri tester	25214.00
Fluke BT521	4489996	Avanceret batteri tester	28351.00
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BTL10	4542264	Batteri tester prober	2474.00
BTL20	4542273	Intelligent test probe set	3803.00
BTL21	4542286	Intelligent test probe set med temp sensor	4734.00
BTL-A	4542258	Spænding/strøm probe adapter	312.00
BC500	4542299	AC oplader	931.00
BP500	4542300	Batteri, Lithium-ion, 7.4V 3000mAh	817.00
BT500	4561297	Probe spidser, 10x erstatnings probe spidser, 2x lange probe spids låg, 2x korte probe spids låg	918.00
i410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2023.00
<b>Isolationstestere</b>			
Fluke 1503	2427883	Isolationstester	3099.00
Fluke 1507	2427890	Isolationstester	3999.00
Fluke 1550C	3665021	Insulation Resistance Tester (5kV)	29827.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Insulation Resistance Tester Kit (5kV)	32871.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Isolationstester 5KV med IR3000FC	29827.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Isolationstester 5KV Kit med IR3000FC	32871.00
Fluke 1555	3665056	Insulation Resistance Tester (10kV)	32871.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Insulation Resistance Tester Kit (10kV)	35914.00
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Isolationstester 10KV med IR3000FC	32871.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Isolationstester 10KV Kit med IR3000FC	35914.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
Fluke 1577	2157280	Isolationsmultimeter	4963.00
Fluke 1587T	2517605	Isolationsmultimeter (til telekommunikation)	5845.00
Fluke 1587 FC	4691215	2-IN-1 isolationsmultimeter, FLUKE CONNECT	5987.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	2-IN-1 Avanceret Motor & Drev fejlfindingskit med 9040, I400, FLUKE CONNECT	7878.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692725	2-IN-1 Avanceret Elektrisk fejlfinding og isolation Multi Kit med 62MAX+ I400, FLUKE CONNECT	6828.00
Fluke 1587/I400 FC	4692728	2-IN-1 isolationsmultimeter med strømtang i400, FLUKE CONNECT	6303.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	1204.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-software + IR USB- kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2014.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	368.00

### Installationstestere

Fluke 1662 ITDK	4546932	Installations Tester m/memory Italiensk, Dansk	6999.00
Fluke 1663 ITDK	4547005	Installations Tester m/HPFI type B Italiensk, Dansk	8499.00
Fluke 1664FC ITDK	4596184	FC Installations Tester m/isolations pre-test Italiensk, Dansk	11999.00
Fluke 166X-MTC-DK	4601129	Fluke 166X-Test ledning, DK	514.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS Komplet, Installation, PAT Software	4119.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Komplet/Professional, Installation, PAT Software	5664.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-software + IR USB- kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2014.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	368.00
ES165X	2104706	Jordspydtestæt (1650 serie)	1236.00
TP165X	2107742	Fjernkontrolprobe og ledning (1650 serie)	606.00
TL165X	2107756	Standard testledningssæt (1650 serie)	898.00
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	308.00

### Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS Komplet, Installation, PAT Software	4119.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Komplet/Professional, Installation, PAT Software	5664.00

### Jordmodstandstestere

Fluke 1630-2 FC	4829532	Jordtang-amperemeter og lækagemåling med Flukeconnect	11571.00
Fluke 1630-2	4829515	Jordtang-amperemeter og lækagemåling uden Flukeconnect	11571.00
Fluke 1623-2	4325155	Basis GEO jordmodstandstester	11240.00
Fluke 1625-2	4325162	Avanceret GEO jordmodstandstester	18547.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Basis GEO jordmodstandstestersæt	19110.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Avanceret GEO jordmodstandstestersæt	26979.00
Earth Stake	4325492	Geo Earth Ground Tester, Earth stake	506.00
Cable Reel 25M BL	4343731	25M Blue, Ground/Earth Cable Reel, 25M Wire	506.00
Cable Reel 25M GR	4343746	25M Green, Ground/Earth Cable Reel, 25M Wire	506.00
Cable Reel 50M RD	4343754	50M Red, Ground/Earth Cable Reel, 50M Wire	557.00
C1620	4359042	Bæretaske	1613.00
ES-162P3-2	4359377	Spydsæt til 3-punkts målinger	1965.00
ES-162P4-2	4359389	Spydsæt til 4-punkts målinger	2759.00

### Værktøjer til opretholdelse af indendørs luftkvalitet

Fluke 922	2679822	Airflow meter	4678.00
Fluke 922/Kit	2679831	Airflow Meter sæt	5472.00
Fluke 971	2418208	Termohygrometer	1840.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	15000.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter med lufthastighedsprobe	17141.00
Fluke CO-220	664711	Kuliltemeter	3991.00
Fluke RLD2	3387163	Lækagedetektor lommelygte	368.00
CO-205	664714	Aspiratorsæt	1249.00
975VP	2631538	Lufthastighedsprobe	3159.00
PT12	2740212	12" pitotrør	845.00
Fluke 985	4131397	Luft partikel tæller	32846.00

### Digitale termometre

Fluke 51 II	1281142	Termometer	2399.00
Fluke 52 II	1281139	Termometer	3099.00
Fluke 53 II B	3821062	Single Input Thermometer, 60Hz	3529.00
Fluke 53 II B	3821096	Single Input Thermometer, 50Hz	3499.00
Fluke 54 II B	3821070	Dual Input Thermometer, 60Hz	4099.00
Fluke 54 II B	3821081	Dual Input Thermometer, 50Hz	4099.00
Fluke 61	1643896	Infrarødt termometer	1399.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infrarødt termometer	689.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infrarødt termometer	769.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Sæt bestående af elektrisk tester, IR-termometer og spændingsdetektor	2163.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laserafstandsmåler og infrarødt termometer	1729.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Sæt bestående af IR-termometer, tangmeter og spændingsdetektor	1869.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Sæt bestående af Sand RMS multimeter og IR-termometer	3371.00
Fluke 63	2148281	Infrarødt termometer	1999.00
Fluke 64 MAX	4856105	IR-termometer med mange funktioner. 20:1 forhold mellem afstand og målepunkt	979.00
Fluke 561	2558118	Alsidigt termometer	1449.00
Fluke 566	2837799	Alsidigt termometer	3319.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
Fluke 568	2837806	Alsidigt termometer	4149.00
Fluke 568Ex	4321662	Egensikkert infrarødt termometer	9650.00
Fluke 572-2	4328074	Infrarødt termometer	4769.00
Fluke FP	2644169	FoodPro termometer	849.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus termometer	1599.00
C50	762823	Blød metertaske	308.00
H6	2152040	Nylonhylster (Fluke 63, 66, 68 og 561)	227.00
80PR-60	2148313	RTD-temperaturprobe (Fluke 66 og 68)	593.00

### Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	visuelt infrarødt termometer	4439.00
Fluke VT04A	4485211	visuelt infrarødt termometer	4099.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	329.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	329.00

### Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Diagnostisk videoskop	12599.00
Fluke DS703 FC	4962665	Høj opløsning Diagnostisk videoskop	14899.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	3.8 mm skop, 1 m probe, skop med fremadrettet visning	5199.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	8.5 mm skop, 3 m probe, skop med dobbeltvisning	4499.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	5.5 mm skop, 1 m probe, skop med dobbeltvisning	3699.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	8.5 mm skop, 1.2 m probe, skop med dobbeltvisning	1489.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	8.5 mm UV skop, 1 m probe, skop med dobbeltvisning	5199.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	9 mm skop, 20 m probespole med fremadrettet visning	14899.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	DS 7XX Halsrem	369.00

### Termiske kameraer

#### Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9Hz	4697036	Termisk kamera, fast fokusering	8999.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Termisk kamera, fast fokusering	10499.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Termisk kamera, fast fokusering	14999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Termisk kamera, manuel fokusering	17999.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Termisk kamera, manuel fokusering	17999.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Termisk kamera, fast fokusering	21999.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Termisk kamera, manuel fokusering	22999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Termisk kamera, manuel fokusering	22999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Termisk kamera, fast fokusering	25599.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Termisk kamera, manuel fokusering	27899.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Termisk kamera, manuel fokusering	27899.00
Fluke TIS75 30Hz	4754443	Termisk kamera, manuel fokusering	30249.00
Fluke TIS75 9Hz	4754437	Termisk kamera, manuel fokusering	30249.00

#### Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Termisk kamera, 9Hz	38459.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Termisk kamera, 60Hz	38459.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Termisk kamera, 9Hz	41499.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Termisk kamera, 60Hz	41499.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Termisk kamera; 240x180; 9 Hz	44699.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Termisk kamera; 240x180; 60 Hz	44699.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Termisk kamera, 9Hz	51299.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Termisk kamera, 60 Hz	51299.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Termisk kamera; 320x240; 9 Hz	60749.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Termisk kamera; 320x240; 60 Hz	60749.00
Fluke Ti450 9Hz	4764729	Termisk kamera, manuel fokusering	60799.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Termisk kamera, manuel fokusering	60799.00
Fluke Ti450 PRO 9Hz	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Termisk kamera	61499.00
Fluke Ti450 PRO 60Hz	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Termisk kamera	61499.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Termisk kamera til detektering af gaslækage	124999.00
Fluke Ti480 9Hz	4842105	Termisk kamera; 640x480; 9 Hz, SR	97999.00
Fluke Ti480 60Hz	4842086	Termisk kamera; 640x480; 60 Hz, SR	97999.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Termisk kamera	99999.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Termisk kamera	99999.00

#### Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9Hz	4736664	Termisk kamera; 320 x 240; 9 Hz	63999.00
Fluke TiX500 60Hz	4736635	Termisk kamera; 320 x 240; 60 Hz	63999.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Termisk kamera; 320 x 240; 9 Hz	82999.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Termisk kamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	82999.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Termisk kamera; 320 x 240; 60 Hz	82999.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Termisk kamera; 320 x 240; IS	98049.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Termisk kamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	98049.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Termisk kamera; 320 x 240; IS	98049.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Termisk kamera; 640x480; 60 Hz, SR	119999.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Termisk kamera; 640x480; 9 HZ, SR	119999.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Termisk kamera; 320x240; 9 Hz	90379.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Termisk kamera; 320x240; 60 Hz	90379.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Termisk kamera; 640x480; 9 Hz	118179.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Termisk kamera; 640x480; 60 Hz	118179.00

#### Tilbehør til kameraer

Ti-Visor2	3996500	Solskærm (Ti100, Ti110, Ti125, TiR110, TiR125)	629.00
Ti-Visor3	4335377	Skærm til termisk kamera	609.00
Ti-Tripod	3511872	Tripod Mounting Base	869.00
Ti-Tripod2	3996517	Tripod Mounting Base (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	809.00
Ti-Tripod3	4335389	Trefod til kameramontering på stativ	669.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Infrarød telelinse (Ti32/TiR32)	10563.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Infrarødt vidvinkelobjektiv (Ti32/TiR32)	10563.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarød telelinse (Ti200/Ti300/Ti400)	10499.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarødt vidvinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	9699.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	4x Telefoto IR linse til TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	46099.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	25Micron Makro IR linse til TiX560-TiX520	33319.00
Ti-Car Charger	3039779	Oplader til bil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	899.00
Ti20-RBP	2577796	Genopladeligt batteri (Ti20)	1399.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Ekstra batteri (Ti32/TiR32)	1099.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Opladningsenhed (Ti200/Ti300/Ti400)	1379.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Justerbar bærestrop	239.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Ekstra Smart Batteri	1029.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Justerbar håndstrop	119.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	HDMI videokabel	159.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Linsedæksel	119.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth headset	609.00

#### IR-Fönster för värmekameraer

FLK-050-CLKT	3460346	50 mm C-Range IR-vindue, Kwik Twist	1379.00
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm C-Range IR-vindue, Kwik Twist	1699.00
FLK-100-CLKT	3460439	100mm C-Range IR-vindue, Kwik Twist	2299.00
Fluke CV200	4326955	2 in (50mm) ir vindue, håndbetjent dørlås	1699.00
Fluke CV300	4326962	3 in (75mm) ir vindue, håndbetjent dørlås	2259.00
Fluke CV301	4338164	3 in (75mm) ir vindue, sikkerhedsnøgle lås	2399.00
Fluke CV400	4326996	4 in (100mm) ir vindue, håndbetjent dørlås	3199.00
Fluke CV401	4338173	4 in (100mm) ir vindue, sikkerhedsnøgle lås	3299.00

#### ScopeMetre

##### Industrielt ScopeMeter

Fluke 123B/EU	4755659	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, EU	11636.00
Fluke 123B/INT	4755710	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, INT	11636.00
Fluke 124B/EU	4755731	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	13965.00
Fluke 124B/INT	4755793	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	13965.00
Fluke 125B/EU	4755818	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	16682.00
Fluke 125B/INT	4755876	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	16682.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Industrielt ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	14741.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Industrielt ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	14741.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	17070.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	17070.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	19787.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	19787.00

##### 190 serie ScopeMetre

Fluke 190-204/EU	3894409	ScopeMeter 4 Channel 200 MHZ Color	34298.00
Fluke 190-204/UN	3894411	ScopeMeter 4 Channel 200 MHZ Color	34298.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	ScopeMeter 4 Channel 200 MHZ Color SCC	37309.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	ScopeMeter 4 Channel 200 MHZ Color UNI SCC	37309.00
Fluke 190-104/EU	3894540	ScopeMeter 4 Channel 100 MHZ Color EU	30000.00
Fluke 190-104/UN	3894557	ScopeMeter 4 Channel 100 MHZ Color UNI	30000.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	ScopeMeter 4 Channel 100 MHZ Color EU SCC	33011.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	ScopeMeter 4 Channel 100 MHZ Color UNI SCC	33011.00
Fluke 190-062/EU	4025159	ScopeMeter 2 Channel 60 MHZ Color	21628.00
Fluke 190-062/UN	4025171	ScopeMeter 2 Channel 60MHZ Color	21628.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	ScopeMeter 2 Channel Color SCC	24638.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	ScopeMeter 2 Channel 60MHZ Color SCC	24638.00
Fluke 190-102/EU	4025318	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color	26579.00
Fluke 190-102/UN	4025329	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color SCC	26579.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color SCC	29590.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color SCC	29590.00
Fluke 190-202/EU	4025460	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color	30019.00
Fluke 190-202/UN	4025472	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color	30019.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
Fluke 190-202/EU/S	4025554	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color SCC	33029.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color SCC	33029.00
Fluke 190-502/EU	4025623	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ Color	36999.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZColor UNI	36999.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ Color Europe SCC	40011.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ Color UNI SCC	40011.00
Fluke 190-504/EU	4419875	ScopeMeter 4 Channel 500MHz Color	38967.00
Fluke 190-504/UN	4419929	ScopeMeter 4 Channel 500MHz Color UNI	38967.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	ScopeMeter 4 Channel 500MHz Color Europe SCC	41978.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	ScopeMeter 4 Channel 500MHz Color UNI SCC	41978.00
<b>ScopeMeter-tilbehør</b>			
AC120	646163	Industrielle krokodillenæb	354.00
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	777.00
BB120	646171	Bananstik til BNC adapterstik	385.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	350.00
BC190/808	1282244	Batterioplader/netspændingsadaptor UNIVERSAL (190 serie)	1455.00
BHT190	3379374	Sæt af break-out-adaptore	2219.00
BP120MH	2544081	NiMH Batteripakke (120 Series/43B)	756.00
BP190	677390	NiMH batteripakke (190 serie)	1614.00
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	1808.00
BP291	3894688	Battery Pack, Fluke 190 Series	2365.00
C120	646189	Hård taske (43B/120 serie)	844.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	1048.00
C125	646858	Blød taske	385.00
C190	677401	Hård taske (190 serie)	2022.00
C195	677408	Blød taske	1855.00
C290	3894803	Hard-Shell Carrying Case	1507.00
CS20MA	677393	Strømshunt 4-20 mA	749.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	733.00
HC120	646668	Krognæb	427.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	388.00
HC200	2086410	Krognæb	306.00
HH290	3894844	Hanging Hook, ScopeMeter Series 190 II	507.00
MA190	1567481	Medico-tilbehørssæt (190 serie)	3562.00
OC4USB	2166266	Serial interface-adapter/kabel (USB)	1260.00
PM8907/801	613999	Batterioplader/Netspændingsadapter EUR (120 serie)	951.00
PM8907/807	624764	Batterioplader/Netspændingsadapter	932.00
PM8907/808	614039	Batterioplader/Netspændingsadapter UNIVERSAL (120 Serie)	1126.00
PM9080	1641983	Serial interface-adapter/kabel (RS232)	2129.00
PM9081	916093	Dobbelt bananstik til BNC hun-adapter	394.00
PM9082	916163	Dobbelt banan-jackstik til BNC han-adapter	394.00
PM9091	935598	BNC koaksialkabler (1,5 m)	951.00
PM9092	935601	BNC koaksialkabler (0,5 m)	818.00
PM9093	935593	BNC han til BNC hun-adapter	532.00
PM9096/201	651742	Sekundær strømpick-up	2650.00
RS120-III	4023947	Probe Accessory Replacement Set	777.00
RS400	3894867	Probe Replacement Set, for VPS400 Probes	592.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	1171.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	3882.00
SCC120E	646684	FlukeView-software + USB kabel + taske (120 serie)	3675.00
SCC128	2100199	Automotivt tilbehørssæt (120 serie)	5664.00
SCC198	2100208	Automotivt tilbehørssæt (190 serie)	7119.00
SCC190	671826	FlukeView-software + USB kabel + taske (Serie 190)	5141.00
SCC290	3894826	Software and Carrying Case Kit	3011.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	350.00
STL90	201233	Skærmet testledningssæt (120/190 serie)	1977.00
STL120-III	4023901	Shielded Test Lead	1508.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	1242.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	2753.00
TAS90	614187	Automotivt tilbehørssæt (120/190 serie)	569.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	1439.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	350.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	1203.00
VPS101	3086317	1:1 Spændingsprobesæt, sort, 30 MHz, 1,2 m	1720.00
VPS210-G	3086247	10:01 Spændingsprobesæt, gråt, 200 MHz, 1,2 m	1720.00
VPS210-R	3086235	10:01 Spændingsprobesæt, 1 rødt, 200 MHz, 1,2 m	1720.00
VPS212-G	3086286	10:01 Spændingsprobesæt, gråt, 200 MHz, 2,5 m	1720.00
VPS212-R	3086273	10:01 Spændingsprobesæt, rødt, 200 MHz, 2,5 m	1720.00
VPS220-G	3086300	100:1 Spændingsprobesæt, gråt, 200 MHz, 1,2 m	1720.00
VPS220-R	3086299	100:1 Spændingsprobesæt, rødt, 200 MHz, 1,2 m	1720.00
VPS40-III	4023920	Voltage Probe	906.00
VPS410-II-B	4276937	Industrial Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Blue	1604.00
VPS410-II-G	4276943	Industrial Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Grey	1604.00
VPS410-II-R	4276928	Industrial Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Red	1604.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
VPS410-II-V	4276955	Industrial Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Green	1604.00
VPS420-R	3894783	High Working Voltage Probe 100:1 Red & Black	1856.00
VPS420-B	4411541	High Working Voltage Ruggedized Probe; Blue/Black	1894.00
VPS420-G	4411565	High Working Voltage Ruggedized Probe; Grey/Black	1894.00
VPS420-V	4411583	High Working Voltage Ruggedized Probe; Green/Black	1894.00
VPS510-R	4025781	10:01 Spændingsprobesæt, rødt, 500 MHz	1604.00
VPS510-B	4025796	Voltage probe set 500 MHz 10:1 Blue	1604.00
VPS510-G	4025801	Voltage probe set 500 MHz 10:1 Grey	1604.00
VPS510-V	4025812	Voltage probe set 500 MHz 10:1 Green	1604.00

<b>Effekt kvalitetsværktøj</b>			
Fluke 345	2584181	Tangmeter til effekt kvalitet	12507.00
Fluke 430-II/MA	4779032	430-II Motor Analysator Upgrade Kit	15071.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Power Quality and energy analyzer (w/o clamps)	29640.00
Fluke 434-II	4116638	Power Quality and energy analyzer	34258.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Power Quality and energy analyzer/International	34258.00
Fluke 435-II	4116661	Advanced Power Quality and energy analyzer	44864.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Advanced Power Quality and energy analyzer (w/o clamps)	42407.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Power Quality and energy analyzer/International	44864.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	64059.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	59541.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Power Quality and energy analyzer/International	59868.00
Fluke 438-II	4778976	Spændingskvalitet & Motor Analysator	55069.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Spændingskvalitet & Motor Analysator, uden clamps og FC WiFi SD Card	50386.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Spændingskvalitet & Motor Analysator, uden FC WiFi SD Card	55069.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energi-logger, EU/US version	18857.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energi-Logger, international version	18857.00
Fluke 1732/B	4706566	Energi-Logger, basic version	16593.00
Fluke 1732/Upgrade	4920958	Opgraderingskit til 1732 til 1734	1904.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energi-Logger, EU/US advanced version	21120.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energi-Logger, international advanced version	21120.00
Fluke 1734/B	4706582	Energi-Logger, advanced version no flexis	18857.00
Fluke 1734/WINTL	4710227	Energi-Logger, wireless international	21120.00
Fluke 1736/EUS	4534519	3 faset Powerlogger EU/US version	32415.00
Fluke 1736/B	4563561	3 faset Powerlogger Basis version	30794.00
Fluke 1736/INTL	4563550	3 faset Powerlogger International version	32415.00
Fluke 1738/EUS	4563577	3-Phase Power Logger, EU/US Advanced version no flexis	34082.00
Fluke 1738/B	4588378	3-Phase Poser Logger, advanced version no flexis	30295.00
Fluke 1738/INTL	4588384	GPS tidssynkroniseringsmodul (430-II serien)	34082.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	26390.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	26390.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Spændingskvalitet Logger uden iFlex, EUS version	24125.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	26390.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	26390.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Spændingskvalitet Logger uden iFlex, INTL version	24125.00
1742-6/Upgrade	4920964	1742 til 1746 Opgradering	12905.00
1742-8/Upgrade	4920973	1742 til 1748 Opgradering	23876.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	36206.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	36206.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Spændingskvalitet Logger uden iFlex, EUS version	33941.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	36206.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	36206.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Spændingskvalitet Logger uden iFlex, INTL version	33941.00
1746-8/Upgrade	4920986	1746 til 1748 Opgradering	12905.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	45267.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	45267.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Spændingskvalitet Logger uden iFlex, EUS version	43001.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	45267.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Spændingskvalitet Logger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	45267.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Spændingskvalitet Logger uden iFlex, INTL version	43001.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Effekt kvalitetsoptager (tre-fase), Topas	92469.00
Fluke 1760	2630744	Effekt kvalitetsoptager (tre-fase), Topas	107146.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Effekt kvalitetsoptager (tre-fase), Topas	126716.00
Fluke 1760TR	2637634	Effekt kvalitetsoptager (tre-fase), Topas	141393.00
Fluke VR1710	3030923	Enkeltfase spændingskvalitetsoptager	6328.00
C1740	4116762	Softcase for 174X and 43X-II PQ analyzer	1612.00
C437-II	4116743	Hard case 430 Series II with rollers	3758.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	1480.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	44941.00

<b>Tilbehør til effekt kvalitetsværktøj</b>			
1743/1744 Poleset	3024485	Monteringssæt (Fluke 1743/1744)	302.00
3140R	2650136	Strømtang, 400 A	2930.00
3210-PR-TF-II	4531769	1000 A AC Tynd fleksibel strømtransformer, 61cm (24IN), Fluke 1750	4446.00



Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
3310-PR-TF-II	4531778	5000 A AC Tynd fleksibel strømtransformer, 61cm (24IN), Fluke 1750	6224.00
3PHVL-1730	4344712	Kabel samling, Spænding Test Ledninger 3-Phase+N (1730)	653.00
3312-PR-TF-II	4531784	5000 A AC Tynd fleksibel strømtransformer 122 cm (48IN), Fluke 1750	7444.00
BP120MH	2544081	NiMH Batteripakke (120 Series/43B)	756.00
BE345	2839604	Batterieliminatør (Fluke 345)	1181.00
BP1730	4389436	Li Ion Batteri Pakke 3.7V 2500mAh (1730)	314.00
C120	646189	Hård taske (43B/120 serie)	844.00
C17xx	4637381	Blød taske	934.00
CS1750	2673962	Hård taske (Fluke 1750)	1929.00
1730 Hanger	4358028	Hanger kit (1730)	436.00
1730 Cable	4395217	Kabel,AUX input kabel (1730)	220.00
1750/Case	2650124	Hård taske (Fluke 1750)	4271.00
FLUKE-1736/UPGRADE	4563589	OPGRADERINGS KIT TIL 1736 - 1738	6267.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	8444.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	42302.00
FS17X5-TF-II	4531791	3000 A Tynd fleksibel strømtang sæt, 4-fase (Fluke 1735 & 1745)	12714.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000 A IP65 Tynd fleksibel strømtang sæt, 4-fase (Fluke 1743/4)	13867.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000 A Tynd fleksibel strømtang sæt, 1-fase (Fluke 1735 og 174X)	3180.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	AUX input adapter, 173X	987.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Testledning til Fluke 173x; 0.1m	312.00
Fluke 17xx TL 1.5M	4715392	Testledning til Fluke 173x; 1.5m	232.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	3000A/6000 A Tynd fleksibel strømtang sæt, 4-fase, 91 cm (36IN)	12481.00
GPS430-II	4693803		12207.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS tidssynkroniseringsmodul (Fluke 1760)	3335.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IND	1324.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 IND	1405.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 IND	1488.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 IND, 3 pak	3801.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 IND, 3 pak	4050.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 IND, 3 pak	4299.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 IND, 4 PAK	4959.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 IND, 4 PAK	5289.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 IND, 4 PAK	5621.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	1-fase ministrømtangssæt	3636.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	3-fase ministrømtangssæt	4187.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	4-fase ministrømtangssæt	5630.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	3636.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	3-fase ministrømtangssæt	4187.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	4-fase ministrømtangssæt	5630.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	3-fase ministrømtangssæt	4108.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	4-fase ministrømtangssæt	5630.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL Strømtang strøm Transformer	1652.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL Strømtang strøm Transformer, 3 pack	4712.00
i400	2277225	AC strømtang (400 A)	1236.00
i400s	2277202	AC strømtang (400 A)	2191.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	6000 A AC Tynd fleksibel strømtang, 61cm	3134.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	6000A AC Tynd fleksibel strømtang, 61cm (24IN) 4 PACK	9398.00
i5s	2508467	AC strømtang (5 A)	4156.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	2497.00
i5sPQ3	2457508	AC strømtang (5 A), 3 stk pakke	9779.00
IEEE519/REPORT	4589748	SOFTWARE LICENS TIL IEEE519 REPORTERING	4056.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	MAGNET PROBER TIL 4MM BANANA, SÆT 4STK.	730.00
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB to SERIAL RS232 Adapter	329.00
OC4USB	2166266	Seriell interface-adapter/kabel (USB)	1260.00
PM9080	1641983	Seriell interface-adapter/kabel (RS232)	2129.00
TLS430	2157713	Prøveledninger og krokodillenæb (4 sorte, 1 grøn) - 430 serie	982.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	klik-på strømtransformer 10A/1A (Fluke 1760)	2936.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Strømtransformer med clips 50A/5A (Fluke 1760)	2936.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Strømtransformer med clips 200A/20A (Fluke 1760)	2936.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 tynd Flexi 45cm (18in)	3490.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 tynd Flexi 61cm (24in)	3490.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 tynd Flexi 91cm (36in)	6978.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EPO326Z, Dolphin Clip, Red	161.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3M	270.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	1748.00
TPS Shunt 20MA	2540553	AC/DC shunt 20mA (Fluke 1760)	2437.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Spændingsprobe 10V (Fluke 1760)	2368.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Spændingsprobe 100V (Fluke 1760)	2368.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Spændingsprobe 400V (Fluke 1760)	2323.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Spændingsprobe 600V (Fluke 1760)	2323.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Spændingsprobe 1000V (Fluke 1760)	3680.00
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	1870.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	156.00
IP65 Adapter Set	4946241	IP65 rated spændingskonnektor	1592.00
3PHVL-1730-5M	4920999	Kabelsæt, spændingsprøveledninger 3-faser+N 5m	826.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	1592.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 Pak	3816.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 Pak	5088.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	1592.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 Pak	3816.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 Pak	5088.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	1904.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 Pak	4449.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 Pak	5721.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi forlænger kabel, 5m	952.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Test ledningssæt; 1000V CAT III, Non-stack conn; 0.18 m; Red/Blk	253.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Ophængningskit	453.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS Modtager antenne	2460.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kabel markerings set, 05MM	379.00
MP1-3R/1B	4944790	3 røde/1 sort Magnet probe til 4 mm banana	632.00

## Vibrationstestere

Fluke 805	4094385	Vibrationsmeter	12990.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibrationsmeter med Fluke Connect	12990.00
Fluke 805/ES	4636786		8025.00
Fluke 810	3542635	Vibrationstester	70334.00
Fluke 820-2	4550041	LED stroboskop	6721.00
Fluke 830	4454396	Laser alignment værktøj	54807.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magnet beslag	6457.00
Fluke 830/Shims	4551330	Laser alignment tool, shims	6457.00
810S	3530828	Sensor	10683.00
810QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	1091.00
810SMM	3530862	Sensor Magnet Mount	1538.00
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	218.00
SBP-810	3530843	Smart Battery Pack	1839.00
Fluke-810PA	3986002	AC Power Adapter with International Plug Set	617.00

## Proceskalibratorer

### 700 serie proceskalibratorer

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	28050.00
Fluke 705	665091	Sløjfekalibrator	5930.00
Fluke 707	1617262	Sløjfekalibrator	6956.00
Fluke 707Ex	2032187	Egensikker sløjfekalibrator	9301.00
Fluke 709	4234350	Precision Loop Calibrator	6802.00
Fluke 709H	4234361	Precision HART Loop Calibrator	11104.00
Fluke 712B	4387857	RTD temperaturkalibrator	8382.00
Fluke 714B	4387869	TC temperaturkalibrator	8382.00
Fluke 715	620101	Volt/mA-kalibrator	10628.00
Fluke 717 1G	2547166	Trykkalibrator (68.9 mbar)	10872.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	10872.00
Fluke 717 100G	1630430	Trykkalibrator (7 bar)	10872.00
Fluke 717 30G	662897	Trykkalibrator (2 bar)	11274.00
Fluke 717 300G	2547175	Trykkalibrator (20 bar)	10872.00
Fluke 717 500G	2547182	Trykkalibrator (34.7 bar)	10872.00
Fluke 717 1000G	2547194	Trykkalibrator (69 bar)	10872.00
Fluke 717 1500G	2547203	Trykkalibrator (103.4 bar)	11815.00
Fluke 717 3000G	2547215	Trykkalibrator (207 bar)	12039.00
Fluke 717 5000G	2547232	Trykkalibrator (345 bar)	12039.00
Fluke 717-10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	11815.00
Fluke 718 30G	665075	Trykkalibrator (2 bar)	21105.00
Fluke 718 1G	2547148	Trykkalibrator (68.9 mbar)	21984.00
Fluke 718 100G	665080	Trykkalibrator (7 bar)	21105.00
Fluke 718 300G	2547153	Trykkalibrator (20 bar)	21984.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Egensikker trykkalibrator (2 bar)	26387.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Egensikker trykkalibrator (7 bar)	26387.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Egensikker trykkalibrator (20 bar)	26387.00
Fluke 719 30G	3315332	Elektrisk trykkalibrator (2 bar)	27487.00
Fluke 719 100G	3315344	Elektrisk trykkalibrator (7 bar)	27487.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Elektrisk tryk kalibrator, 2 bar	22403.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Elektrisk tryk kalibrator, 10 bar	22403.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Elektrisk tryk kalibrator, 20 bar	22403.00
Fluke 720URTD	4382695	Universal RTD adapter til 721, 721Ex og 719PRO	1297.00
Fluke-721-1601	4353241	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 6.9 bar	15777.00
Fluke-721-1603	4353283	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 20 bar	15777.00
Fluke-721-1605	4353327	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 34 bar	15777.00
Fluke-721-1610	4353366	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 69 bar	15483.00
Fluke-721-1615	4353401	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 103 bar	15777.00
Fluke-721-1630	4353447	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 200 bar	15483.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
Fluke-721-1650	4353486	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 1.1 bar, 345 bar	15483.00
Fluke-721-3601	4353252	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 6.9 bar	15777.00
Fluke-721-3603	4353290	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 20 bar	15777.00
Fluke-721-3605	4353330	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 34 bar	15777.00
Fluke-721-3610	4353375	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 69 bar	15777.00
Fluke-721-3615	4353412	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 103 bar	15483.00
Fluke-721-3630	4353458	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 200 bar	15777.00
Fluke-721-3650	4353499	Dobbelt sensor tryk kalibrator, 2.48 bar, 345 bar	15777.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 100 PSIG	20591.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 100 PSIG	20591.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 500 PSIG	20591.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 1000 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 1500 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 3000 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 16, 5000 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 100 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 300 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 500 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 1000 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 1500 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 3000 PSIG	20205.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Trykkalibrator, 2 tryksensorer, 36, 5000 PSIG	20205.00
Fluke 724	1553041	Temperaturkalibrator	18161.00
Fluke 725	664133	Multifunktionkalibrator	25573.00
Fluke 725Ex	2098179	Egensikker, multifunktionel proceskalibrator	30973.00
Fluke 726	2452080	Multifunktionelle proceskalibrator	28523.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automatisk trykkalibrator , w/FC (2 Bar)	62160.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automatisk trykkalibrator, w/FC (10 Bar)	62160.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automatisk trykkalibrator, w/FC (20 Bar)	62160.00
Fluke 729 30G	4856990	Automatisk trykkalibrator (2 Bar)	60643.00
Fluke 729 150G	4856983	Automatisk trykkalibrator (10 Bar)	60643.00
Fluke 729 300G	4856976	Automatisk trykkalibrator (20 Bar)	60643.00
Fluke 753 EU	4411027	Documenting Process Calibrator	41806.00
Fluke 754 EU	4400387	Documenting Process Calibrator	52700.00
Fluke 771	2646347	Procestangmeter til mA	4337.00
Fluke 772	3362352	Procestangmeter til mA	5727.00
Fluke 773	3362365	Procestangmeter til mA	8188.00
Fluke 787B	4777186	Processmeter	7496.00
Fluke 789/E	3977194	Process Meter	8893.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Processmeter og FC konnektor	8581.00
<b>Trykmoduler</b>			
Fluke-700G01	4353523	præcisionstrykkalibrator, -10" to 10" WC (27 mbar)	5703.00
Fluke-700G02	4353538	præcisionstrykkalibrator, -30" to 30" WC (69 mbar)	5703.00
700G04	4096972	præcisionstrykkalibrator, +/- 1 bar	5703.00
700G05	4097514	præcisionstrykkalibrator, 2 bar	5703.00
700G06	4097538	præcisionstrykkalibrator, 6.9 bar	5703.00
700G07	4097561	præcisionstrykkalibrator, 34 bar	5703.00
700G08	4097592	præcisionstrykkalibrator, 69 bar	5703.00
700G27	4097545	præcisionstrykkalibrator, 20 bar	5703.00
700G29	4097605	præcisionstrykkalibrator, 200 bar	5875.00
700G30	4097610	præcisionstrykkalibrator, 345 bar	5875.00
700G31	4097622	præcisionstrykkalibrator, 690 bar	5875.00
Fluke-700GA4	4353545	præcisionstrykkalibrator, 1 bar absolute	5703.00
Fluke-700GA5	4353550	præcisionstrykkalibrator, 2 bar absolute	5703.00
Fluke-700GA6	4353561	præcisionstrykkalibrator, 6.9 bar absolute	5703.00
Fluke-700GA27	4353577	præcisionstrykkalibrator, 20 bar absolute	5703.00
700HTPK	4124358	Hydraulisk test pumpe, 0 til 690 bar	8250.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Førsteklasses hydraulisk testpumpesæt	11731.00
Fluke 700MTH	4623345	Førsteklasses metrisk tryktestslange	4400.00
Fluke 700M20TH	4623338	Førsteklasses M20 tryktestslange	4318.00
700PCK	100062	Kalibreringssæt til trykmodul	10782.00
Fluke 700PTPK	4124364	Pneumatisk test pumpe kit, 0 til 41 bar	4500.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Førsteklasses pneumatisk testpumpesæt	11040.00
700G/TRACK	4123225	Data logging kabel & software	3155.00
Fluke-700RG05	4353589	præcisionstrykkalibrator, Refeference +2 bar	5875.00
Fluke-700RG06	4353592	præcisionstrykkalibrator, Refeference, 6.9 bar	5875.00
Fluke-700RG07	4353605	præcisionstrykkalibrator, Refeference, 34 bar	5875.00
Fluke-700RG08	4353610	præcisionstrykkalibrator, Refeference 69 bar	5875.00
Fluke-700G10	4353654	præcisionstrykkalibrator, 140 bar	5703.00
Fluke-700RG29	4353622	præcisionstrykkalibrator, Refeference, 200 bar	6519.00
Fluke-700RG30	4353631	præcisionstrykkalibrator, Refeference, 345 bar	6397.00
Fluke-700RG31	4353646	præcisionstrykkalibrator, Refeference, 690 bar	6519.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Førsteklasses testslange til tryktransmitter	4400.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Førsteklasses testslangesæt til tryktransmitter, 10K	5133.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
750P00	4352270	Trykmodul (0 - 2.5 mbar)	12828.00
750P01	4352281	Trykmodul (0 - 25 mbar)	9914.00
750P02	4352750	Trykmodul (0 - 70 mbar)	9729.00
750P22	4352296	Trykmodul (0 - 70 mbar)	9729.00
750P03	4352738	Trykmodul (0 - 350 mbar)	9729.00
750P23	4352308	Trykmodul (0 - 350 mbar)	9914.00
750P04	4352313	Trykmodul (0 - 1 bar)	9914.00
750P24	4352324	Trykmodul (0 - 1 bar)	9914.00
750P05	4352336	Trykmodul (0 - 2 bar)	9914.00
750P06	4352349	Trykmodul (0 - 7 bar)	9914.00
750P27	4352351	Trykmodul (0 - 20 bar)	9914.00
750P07	4352360	Trykmodul (0 - 35 bar)	9914.00
750P08	4352372	Trykmodul (0 - 70 bar)	9914.00
750P09	4352385	Trykmodul (0 - 100 bar)	9914.00
750P2000	4352397	Trykmodul (0 - 140 bar)	9914.00
750P29	4352403	Trykmodul (0 - 200 bar)	15730.00
750P30	4352415	Trykmodul (0 - 340 bar)	15730.00
750P31	4352426	Trykmodul (0 - 700 bar)	15730.00
750PA3	4352432	Trykmodul (0 - 350 mbar)	11409.00
750PA4	4352444	Trykmodul (0 - 1 bar)	11409.00
750PA5	4352459	Trykmodul (0 - 2 bar)	11409.00
750PA6	4352467	Trykmodul (0 - 7 bar)	11409.00
750PA27	4352471	Trykmodul (0 - 20 bar)	11196.00
750PA7	4352480	Trykmodul (0 - 35 bar)	11409.00
750PA8	4352498	Trykmodul (0 - 70 bar)	11184.00
750PA9	4352500	Trykmodul (0 - 100 bar)	10975.00
750PV3	4352517	Trykmodul (-350 mbar)	10975.00
750PV4	4352521	Trykmodul (-1 bar)	11184.00
750PD2	4352539	Trykmodul (-70 - 70 mbar)	11184.00
750PD3	4352542	Trykmodul (-350 - 350 mbar)	11184.00
750PD10	4352556	Trykmodul (-700 - 700 mbar)	10975.00
750PD4	4352563	Trykmodul (-1 - 1 bar)	11184.00
750PD5	4352574	Trykmodul (-1 - 2 bar)	11184.00
750PD50	4352588	Trykmodul (-1 - 3.5 bar)	10975.00
750PD6	4352595	Trykmodul (-1 - 7 bar)	11184.00
750PD7	4352602	Trykmodul (-1 - 14 bar)	11184.00
750PD27	4352616	Trykmodul (-1 - 20 bar)	11184.00
750R04	4352625	Trykmodul (0 - 1 bar)	10975.00
750R06	4352633	Trykmodul (0 - 7 bar)	11184.00
750R27	4352640	Trykmodul (0 - 20 bar)	10975.00
750R07	4352657	Trykmodul (0 - 35 bar)	11184.00
750R08	4352669	Trykmodul (0 - 70 bar)	10975.00
750R29	4352678	Trykmodul (0 - 200 bar)	16788.00
750R30	4352684	Trykmodul (0 - 340 bar)	16474.00
750R31	4352691	Trykmodul (0 - 700 bar)	16474.00
750RD5	4352706	Trykmodul (-1 - 2 bar)	12339.00
750RD6	4352714	Trykmodul (-1 - 7 bar)	12339.00
750RD27	4352723	Trykmodul (-0.8 - 20 bar)	12339.00
750P01Ex	4558658	Ex Trykmodul (0 - 25 mbar)	17865.00
750P24Ex	4558686	Ex Trykmodul (0 - 1 bar)	17865.00
750P05Ex	4558664	Ex Trykmodul (0 - 2 bar)	17865.00
750P06Ex	4558673	Ex Trykmodul (0 - 7 bar)	17865.00
750P27Ex	4558699	Ex Trykmodul (0 - 20 bar)	17865.00
750P09Ex	4558725	Ex Trykmodul (0 - 100 bar)	17865.00
750P29Ex	4558702	Ex Trykmodul (0 - 200 bar)	30519.00
750PA4Ex	4558716	Ex Trykmodul (0 - 1 bar)	19354.00

#### Proceskalibratortilbehør

700HTH-1	2811795	Hydraulisk testslange	7188.00
700ILF	1566730	In-line-filter	800.00
700LTP-1	2811763	Lavtrykstestpumpe	7500.00
700-IV	202561	Strømshunt	3796.00
700PMP	617131	Trykpumpe (10 bar)	5353.00
700PRV-1	2811808	Tryksikkerhedsventil til 700HTP	8482.00
700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpumpe	6922.00
700SC	667425	Serielt interface-kabel (Fluke 725/725Ex/726)	1807.00
700TC1	620119	Termoelementkonnektorsæt (10 typer)	1090.00
700TC2	620127	Termoelementkonnektorsæt (5 typer)	884.00
Fluke 720RTD	4366669	RTD probe til 721, 721Ex og 719PRO	2084.00
787CAL 230	662996	Kalibreringsmodul (Fluke 787)	8896.00
BC7217	668217	Batterioplader	2450.00
BE9005 240	946652	Batterieliminatør	1173.00
BP7235	668225	NiMH batteripakke	1889.00
C700	606928	Hård taske (700 serie)	2716.00
C789	946694	Blød metertaske	1410.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-software + IR USB- kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2014.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	1204.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	8784.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	368.00
BP7240	4022220	Spare Battery (753/754)	1320.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2-software	26406.00
BC7240	4022655	Battery Charger (753/754)	349.00
HART Drywell Cable	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	1200.00
Fluke-71x	3345825	Hose Kit	735.00
Fluke 700TLK	3829398	Process Test Lead Kit	1059.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Logging software with cable	3481.00
Fluke 720URTD	4382695	Universal RTD adapter til 721, 721Ex og 719PRO	1297.00

## Generelt tilbehør

Testledninger, prober og næb			
80K-15	618113	PROBE, ELECTRONIC AIR CLEANER	2117.00
AC175	4101772	Aligator klemme sæt	208.00
AC220	1610103	SureGrip krokodillenæbssæt	348.00
AC280	1610115	SureGrip krog-næbssæt	247.00
AC283	1610144	SureGrip tang-næbssæt	306.00
AC285	1610159	SureGrip krokodillenæbssæt	164.00
AC285-FTP	4073928	Alligator Clips and adaptors (FTP-1, FTPL-1)	196.00
AC288	4617784	SureGrip™ Klemrækkeprobe	274.00
AC87	1278079	Industrielle strømskinnenæb	359.00
AC89	873448	Isoleret gennemboringsnæb	380.00
BP980	1616807	Dobbelt-bananstikssæt	385.00
FTP-1	3869437	Fuse test probe set	695.00
FTPL-1	3869443	Fuse test probe set with test leads	810.00
H900	1616818	Testledningsholder	207.00
Leadwrap	4083525	Durable Nylon Hook and Loop Fastener, 3 pack	71.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	400.00
T5-RLS	4089137	Replacement Test Lead Set (T5)	168.00
TL175	3521976	Twist Guard Test Leads	208.00
TL175E	3565554	Twist Guard Test Leads, 4mm	230.00
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip Industrial Test Lead Set	593.00
TL221	2003602	SureGrip forlængerledningssæt	245.00
TL222	2003616	SureGrip silikone testledningssæt	245.00
TL223-1	3971184	SureGrip Electrical Test Lead Set	550.00
TL224	1610198	SureGrip silikone testledningssæt	230.00
TL225-1	3971191	TL225, Stray Voltage Eliminator test Lead Set	824.00
TL238	2132831	SureGrip højenergi-testledningssæt	593.00
TL27	668571	Ekstra kraftigt testledningssæt	258.00
TL40	1590606	Testledningssæt med aftagelige tipper	367.00
TL71-1	3971207	TL71, Test Lead Set	208.00
TL75-1	3971218	TL75, Test Lead Set	175.00
TL76	2032684	Alt-i-ét testledningssæt	314.00
TL80A-1	3971229	TL80A, Test Lead Set	573.00
TL81A	1277073	Deluxe elektronisk testledningssæt	1213.00
TL910	1616632	Elektronisk testledningssæt (med erstatningstipper)	585.00
TL930	1616671	Patch-kabler (60 cm)	129.00
TL932	1616680	Patch-kabler (90 cm)	142.00
TL935	1616698	Patch-kabelsæt (60, 90, 120 cm)	423.00
TL940	1616705	Minikrogtype testledninger	142.00
TL950	1616710	Minitangtype testledninger	247.00
TL960	1616722	Mikrokrogtype testledninger	142.00
TL970	1616793	Krog- og tang-testledningssæt	567.00
TLK1550-RTL	4112351	Integral test lead & 10 kV clamp	1799.00
TLK220	2097022	SureGrip tilbehørssæt	1123.00
TLK-225	3971234	TLK225, SureGrip Master Set	1236.00
TLK281-1	3971241	TLK281, Automotive Test Lead Kit	1088.00
TLK-282-1	3971252	TLK282, DeLuxe Automotive Test Lead Kit	1381.00
TLK287	3045631	Elektronik mester testledningssæt	1403.00
TLK289	3092521	Industrielt mester testledningssæt	1403.00
TLK290	2435092	Test Probe Kit	456.00
TLK291	2435108	Testprobesæt med sikring	468.00
TP1-1	3971265	TP1, Test Probes	130.00
TP175	3521983	TwistGuard test Probes, 2MM dia probe tips	132.00
TP175E	3565568	TwistGuard Test Probes, 2mm dia probe tips with 4mm adapters	158.00
TP2-1	3971283	TP2, Test Probes	142.00
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip Test Probes	142.00
TP38	1541636	Slim-Reach testprobe (isoleret)	130.00
TP74	1541649	Testprober med lampespids	144.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
TP80	873455	Elektroniske testprober	284.00
TP912	1616644	Erstatningstipper til TL910	243.00
TP920	1616659	Testprobeadaptersæt	385.00
<b>Strømtænger</b>			
80i-110s	114519	AC/DC strømtang 100 A)	5936.00
i1000s	1568487	AC strømtang (1000 A)	5056.00
i1010	617735	AC/DC strømtang (1000 A)	3596.00
i1010 Kit	2096998	AC/DC strømtang (1000A) med blød taske	3800.00
i200	664755	AC strømtang (200 A)	1308.00
i2000 flex	2584912	AC fleksstrømtang 2000A	2472.00
i200s	664760	AC strømtang (200 A)	2191.00
i30	2584920	AC/DC strømtang (30A)	3259.00
i3000 flex-4PK	2696367	AC strømtang (3000 A), 4-pack	10726.00
i3000s	657202	AC strømtang (3000 A)	5616.00
i3000s flex-24	2584888	AC fleksstrømtang (3000A), 610 mm	3800.00
i3000s flex-36	2584901	AC fleksstrømtang (3000A), 915 mm	4526.00
i30s	2584935	AC/DC strømtang (30A)	4496.00
i310s	2840309	AC/DC strømtang (300 A)	2697.00
i400	2277225	AC strømtang (400 A)	1236.00
i400s	2277202	AC strømtang (400 A)	2191.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Current Clamp (1750)	2977.00
i410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2023.00
i410 Kit	2097005	AC/DC strømtang (400A) med blød taske	2392.00
i6000s flex-24	2840311	AC strømtang (6000 A)	4873.00
i6000s flex-36	2840327	AC strømtang (6000 A)	5576.00
i800	2840283	AC strømtang (800 A)	2013.00
<b>Temperaturløb</b>			
80AK-A	2747812	Termoelement-adapter	238.00
80BK-A	2747801	Integreret probe til digitale multimetre (Type K)	268.00
80CJ-M	833046	Mini-hanstik (Type J)	176.00
80CK-M	779942	Mini-hanstik (Type K)	176.00
80PJ-1	1288191	Kuglehovedprobe (Type J)	196.00
80PJ-9	1288218	Generel probe (Type J)	529.00
80PJ-EXT	1288234	Forlængerledningssæt (Type J)	468.00
80PK-1	750422	Kuglehovedprobe (Type K)	252.00
80PK-10	3439199	Temperaturprobe med rørklemme (Type K)	1626.00
80PK-11	2724500	Velcro temperatureprobe	309.00
80PK-18 Kit	3448859	Temperaturprobe med rørklemmesæt	2645.00
80PK-22	2098684	SureGrip neddybningsprobe	824.00
80PK-24	2098691	Luftprobe	1078.00
80PK-25	2098706	Gennemboringsprobe	973.00
80PK-26	2098714	Generel probe	1078.00
80PK-27	2098723	Industriel overfladeprobe	2922.00
80PK-3A	874610	Overfladeprobe (Type K)	1762.00
80PK-8	200360	Temperaturprobe med rørklemme (Type K)	1461.00
80PK-9	1288229	Generel probe (Type K)	529.00
80PK-EXT	1288241	Forlængerledningssæt (Type K)	468.00
80PR-60	2148313	RTD-temperaturprobe (Fluke 66 og 68)	593.00
80PT-25	2104397	Gennemboringsprobe	877.00
80PT-EXT	1288252	Forlængerledningssæt (Type T)	468.00
80T-150UA	3190456	Universal temperaturprobe (til digitale multimetre)	2349.00
80TK	736736	Termoelementmodul (Type K)	1123.00
<b>Tasker og hylstre</b>			
C10	897744	Meterhylster	198.00
C100	827055	Hård meter- og tilbehørstaske	521.00
C101	2437514	Hård taske	494.00
C115	2826063	Blød metertaske	472.00
C116	2826074	Blød metertaske	561.00
C120	646189	Hård taske (43B/120 serie)	844.00
C125	646858	Blød taske	385.00
C12A	930529	Blød metertaske	240.00
C150	4111540	Blød metertaske	224.00
C1600	2091049	Hård meter- og tilbehørstaske	311.00
C1620	4359042	Bæretaske	1613.00
C190	677401	Hård taske (190 serie)	2022.00
C195	677408	Blød taske	1855.00
C20	708396	Hård metertaske	513.00
C23	1663209	Blød metertaske	198.00
C25	681114	Blød metertaske	439.00
C280	3182785	Blød metertaske	521.00
C33	1664120	Blød metertaske	219.00
C345	3311173	Blød bæretaske	618.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
C35	2826056	Blød metertaske	365.00
C43	1663230	Blød metertaske	649.00
C50	762823	Blød metertaske	308.00
C510	1547885	Metertaske i læder	610.00
C520A	1629104	Testertaske i læder	454.00
C550	1547919	Værktøjspose	987.00
C75	865535	Blød tilbehørstaske	137.00
C781	619988	Blød metertaske	718.00
C789	946694	Blød metertaske	1410.00
C800	896220	Hård meter- og tilbehørstaske	528.00
C90	466029	Blød metertaske	308.00
CXT170	3352567	Ekstremtaske	1384.00
CXT280	3352571	Ekstremtaske	1384.00
CXT80	3352559	Ekstremtaske	1384.00
CXT1000	4628917	Ekstremt hård taske	1384.00
FLUKEPACK30	4983088	Professionel værktøjsrygsæk	1249.00
H3	1608458	Hylster (330 serie)	315.00
H5	649365	Elektrisk testerhylster (Fluke T5)	242.00
H6	2152040	Nylonhylster (Fluke 63, 66, 68 og 561)	227.00
H-T6	4910585	T6 hylster til bælte	242.00
H15	4111533	Hylster (T100-serien)	219.00
H80M	2138458	Hylster + Magnetisk ophængning	331.00

#### Automotivt tilbehør

BP880	2150594	BNC dobbeltstablings-hunbanastik	113.00
BP881	2151015	BNC dobbeltstablings-hunbananastik	136.00
PV350	919811	Tryk- og vakuummodul	2392.00
RPM80	880849	Induktiv strømpick-up	756.00
SCC128	2100199	Automotivt tilbehørssæt (120 serie)	5664.00
SCC198	2100208	Automotivt tilbehørssæt (190 serie)	7119.00
STL90	201233	Skærmet testledningssæt (120/190 serie)	1977.00
TAS90	614187	Automotivt tilbehørssæt (120/190 serie)	569.00
TL28A	1273185	Automotivt testledningssæt	426.00
TL82	2150636	Automotivt Spids & stik adaptersæt	928.00
TP40	1567573	Automotive probespids (5 stk.) (4 mm)	299.00
TP81	2149098	Isolerede gennemboringsnæb (4 mm)	419.00
TP82	2149080	Isolerede gennemboringsnæb (2 mm)	419.00
TP88	2149102	Probespidssæt i meget stift metal	107.00

#### Andet tilbehør

80K-40	382846	Højspændingsprobe	2215.00
80K-6	532424	Højspændingsprobe	1192.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	733.00
FOM	200428	Fiberoptisk modul	4610.00
FOS-850	200433	Fiberoptisk lyskilde	2780.00
FOS-850/1300	200441	Fiberoptisk lyskilde	6828.00
L200	2096346	Probelygte	176.00
L205	2098588	Mini hattelygte	225.00
L206	2098595	Deluxe hattelygte	308.00
L210	2096379	Probelygte + probeforlænger	309.00
L215	2096368	SureGrip sæt med probelygte og -forlænger	695.00
LVD1	4571403	Spændingslygte	269.00
LVD2	2740300	Spændingslygte	302.00
MC50	2092300	MeterCleaner aftørningsklude (pakke med 50 stk.)	695.00
MC6	2092212	MeterCleaner aftørningsklude (pakke med 6 stk.)	96.00
PV350	919811	Tryk- og vakuummodul	2392.00
SV225	3100477	Spørgelsespændingsadapter	520.00
TPAK	1281997	ToolPak, meterophængssæt	308.00

#### Fuses

943121	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	35.50
803293	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	65.20
830828	830828	Fuse, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	57.20
2279339	2279339	Fuse, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	83.90
740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	27.50

#### Software

FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	1204.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-software + IR USB- kabel (180 serie, 1653, 789, 1550B)	2014.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + kabel (8845A/8846A)	2275.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1212.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms opgradering	1012.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180 serie, 1653, 789, 1550B)	368.00
SCC120E	646684	FlukeView-software + USB kabel + taske (120 serie)	3675.00

Model	Art. nr	Beskrivelse	DKK
SCC120F	646692	FlukeView Forms-software + kabel + taske (Fluke 123)	3603.00
SCC190	671826	FlukeView-software + USB kabel + taske (Serie 190)	5141.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	2753.00

### **Fluke Danmark A/S**

c/o Radiometer Medical ApS

Åkandevej 21

2700 Brønshøj

Tlf: 70 23 58 53

Fax: 70 23 58 54

E-mail: [info@dk.fluke.nl](mailto:info@dk.fluke.nl)

Web: [www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Danish

Rev. 35

Priser kan ændres uden varsel og der tages forbehold for evt. fejl.

16 Alle priser er vejledende listepreiser ekskl. moms.