

# Yleismittalaitteet ja lisävarusteet

FLUKE®

Hinnasto: 02-07-2018

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
--------------	---------	--------	-----

## Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC langaton digitaalinen yleismittari	296.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC langaton kunnossapitopaketti	848.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC langaton LVI-paketti	615.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC langaton teollisuuspaketti	1060.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC + TPAK -mittarin lisävarustepaketti	328.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Yleismittari/lisävaruste Combopaketti	381.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Yleismittari/jännitteenkoetin Combopaketti	423.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC langaton AC-virtapihtimoduuli	190.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC langaton A3000-paketti	423.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC langaton iFlex AC-virtapihtimoduuli	222.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC langaton I300-paketti	456.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC langaton AC/DC virtapihtimoduuli	126.00
FLK-A3003 FC	4629295	FC 2000 A DC-pihtimittari	529.00
FLK-A3004 FC	4629301	FC 4-20 mA DC-pihtimittari	635.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC langaton K-tyypin lämpötilamoduuli	190.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC langaton T3000-paketti	423.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC langaton AC-jännitemoduuli	201.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC langaton V3000-paketti	423.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC langaton DC jännitemoduuli	201.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC langaton V3001-paketti	423.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC langaton paketti sis. digit. yleismittari, AC+DC jännitemoduulit	688.00

## Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect langaton SD-kortti	99.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC langaton PC-sovitin	105.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Liitin, infrapuna, FC	136.00

## Digitaaliset yleismittarit

### 110-sarjan yleismittarit

Fluke 113	3088053	True RMS -yleismittari	130.00
Fluke 114	2583552	True RMS -yleismittari	172.00
Fluke 115	2583583	True RMS -yleismittari	199.00
Fluke 116	2583601	True RMS -yleismittari	238.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Yleismittari/IR-lämpötilamittaripaketti	432.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Yleismittari/pihtimittari -paketti	338.00
Fluke 117	2583647	True RMS -yleismittari	249.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Yleismittari/pihtimittari -paketti	322.00
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	41.00

### 170-sarjan yleismittarit

Fluke 175	1592895	True RMS -yleismittari	238.00
Fluke 177	1592863	True RMS -yleismittari	290.00
Fluke 179	1592839	True RMS -yleismittari	342.00
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	41.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Combo Elektroniikkapaketti	405.00

### 200-sarjan yleismittarit

Fluke 233	3469334	Yleismittari langattomalla näytöllä	338.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	TRMS yleismittari/lämpökamera & iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Langaton TRMS yleismittari lämpökameratoiminnolla + iFlex + ylimääräinen akku	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	True-RMS -tiedonkeruuyleismittari sähkömittauksiin	615.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyvä ohjelmisto	721.00
Fluke 289/EUR	3947801	True-RMS -tiedonkeruuyleismittari teollisuuskäyttöön	668.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyvä ohjelmisto	774.00
C280	3182785	Pehmeä kantolaukku mittareille	68.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	795.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	848.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
<b>20-sarjan yleismittarit</b>			
Fluke 27II/EUR	3947770	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismitari (IP67)	509.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismittari	509.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Luonnostaan vaaraton digitaalinen True-RMS-yleismittari	1325.00
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	58.00
<b>70-sarjan yleismittarit</b>			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Yleismittari	423.00
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	41.00
<b>80-sarjan yleismittarit</b>			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Yleismittari	476.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	True-RMS -yleismittari	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Combo teollisuuspaketti	599.00
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	58.00
<b>Pöytämalliset yleismittarit</b>			
Fluke 8808A 220V	2802372	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö	700.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö	700.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö (ohjelmisto ja kaapeli)	895.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö (ohjelmisto ja kaapeli)	895.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö, 2X4W-mittausjohtosarja	780.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö, 2X4W-mittausjohtosarja	780.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1045.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1045.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1235.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1235.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1375.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1375.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1565.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1565.00
884X-CASE	2675552	Kova kantolaukku	430.00
884X-RTD	2675468	RTD-lämpötila-anturi	565.00
884X-SHORT	2653346	4-Wire Short	31.00
884X-USB	2675479	RS232-USB-sovitin	160.00
884X-1G	2675534	USB-muisti, 1 Gt	40.00
8845A-EFPT	2742690	Extended Fine Point Tip -adapterisarja	20.00
8845A-TPIT	2742683	IC Tip -mittapäät	15.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms -päivitys	135.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms-ohjelmisto + kaapeli (8845A/8846A)	289.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	166.00
RS43	946470	RS232 Kaapeli (2 m)	87.00
TL2X4W-PTII	2826215	2x4-johdin ohm-mittausjohdot, 2 mm:n mittakärki	77.00
TL2x4W-TWZ	2723629	2x4-johdin ohm-mittausjohdot, pinsettimitäpäätä	100.00
Y8021	708289	IEEE-488 Suojattu liitäntäkaapeli 1m	448.00
Y8022	708297	IEEE-488 Suojattu liitäntäkaapeli 2m	523.00
Y8846S	2675518	Kiinnitysteliesarja (8845A/8846A)	122.00
Y8846D	2771721	Kiinnitysteliesarja, kaksi (8845A/8846A)	165.00
<b>Auto</b>			
Fluke 88V/A	2117440	Autoyleismittari, Combo-paketti	713.00
<b>Pihtimittarit</b>			
Fluke 323	4152628	True RMS AC-pihtimittari, 400A	133.00
Fluke 324	4152637	True RMS AC-pihtimittari, 400A	174.00
Fluke 325	4152643	True RMS AC/DC -pihtimittari, 400A	236.00
Fluke 353	2840252	True RMS AC/DC -pihtimittari, 2000A	629.00
Fluke 355	2840265	True RMS AC/DC -pihtimittari, 2000A	787.00
Fluke 365	3790607	True RMS AC/DC -pihtimittari irrotettavalla pihtiosalla, 200A	262.00
Fluke 368 FC	4709907	Vuotovirtapihtimittari, FC-yhteensopiva, leukojen aukeama 40mm	699.00
Fluke 369 FC	4709934	Vuotovirtapihtimittari, FC-yhteensopiva, leukojen aukeama 61mm	699.00
Fluke 373	3790564	True RMS AC -pihtimittari, 600A	262.00
Fluke 374FC	4696001	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A	367.00
Fluke 375FC	4695932	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A	439.00
Fluke 376FC	4695861	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 1000A + iFlex	499.00
Fluke 381	3610452	True RMS AC/DC -pihtimittari irrotettavalla näytöllä, 1000A	587.00
Fluke 902 FC	4695814	Fluke 902 FC langaton True-RMS LVIS-pihtimittari	294.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR-lämpömittari, pihtimittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	259.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Yleismittari/pihtimittari -paketti	338.00
Fluke i2500-18	3676405	iFlex -lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 18 tuumaa	136.00
Fluke i2500-10	3676410	iFlex -lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 10 tuumaa	136.00
H3	1608458	Vyökotelo (330-sarja)	45.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
<b>Testerit</b>			
Fluke 1000FLT	4472387	Lampputesteri	241.00
T6-1000/EU	4910257	Sähkötesteri FieldSense™ teknologialla, EU	279.00
T6-600/EU	4910322	Sähkötesteri FieldSense™ teknologialla, EU	219.00
H-T6	4910585	T6-vyölaukku	34.00
Fluke T5-600	659612	Testerit, 600V	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Testerit, IR-lämpömittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	267.00
Fluke T5-1000	659570	Testerit, 1000V	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Lisävarustesarja T5-testerille	205.00
Fluke T90	4016945	Jännitteenkoetin	61.00
Fluke T110	4016950	Jännitteenkoetin vaihdettavalla kuormituksella	87.00
Fluke T130	4016961	Jännitteenkoetin LCD-näytöllä & vaihdettavalla kuormituksella	128.00
Fluke T150	4016977	Jännitteenkoetin LCD-näytöllä, resistanssimittauksella & vaihdettavalla kuormituksella	148.00
Fluke 2042	2435038	Kaapelinpaikannuslaite	766.00
Fluke 2042T	2435045	Kaapelinpaikannuslähetin	399.00
Fluke 9040EUR	4014969	Vaihejärjestystesteri	205.00
Fluke 9062	2435077	Moottori- ja vaihejärjestystesteri	188.00
LVD1	4571403	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteen tunnistimella	36.00
LVD2	2740300	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteen tunnistimella	40.00
H5	649365	Vyölaukku (Fluke T5)	34.00
Fluke 1AC II	2432971	Jännitteenkoetin	31.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	1 AC-II jännitteenkoetin 5 kpl	112.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Fluke 2AC 200-1000V (ENG, FIN, SPN, ITA)	29.00
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Fluke 2AC/5 kpl pkt (ENG, FIN, SPN, ITA)	102.00
PRV240	4566209	Tarkistuslaite	158.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Tarkistuslaite/Fluke 117 Digitaalinen yleismittaripaketti	317.00
PRV240FS	4910310	Tarkistuslaite, T6 testerille	164.00
<b>Laser Levels</b>			
Fluke-3PR	4811457	3-pistelaser, punainen säde	199.00
Fluke-3PG	4811469	3-pistelaser, vihreä säde	219.00
Fluke-180LR	4811504	Ristilinjalaser, 2 punaista sädettä	259.00
Fluke-180LG	4811491	Ristilinjalaser, 2 vihreää sädettä	319.00
Fluke-180LG System	4811519	Ristilinjalaser (vihreä säde) ja laservastaanotin	379.00
Fluke-180LR System	4811528	Ristilinjalaser (punainen säde) ja laservastaanotin	329.00
Fluke-LDR	4811543	Laservastaanotin punaiselle säteelle	89.00
Fluke-LDG	4819919	Laservastaanotin vihreälle säteelle	99.00
PLS-20513	4791765	Kolmijalka teleskooppitoiminnolla 2,9 m	180.00
PLS-20295	4845009	Magneettinen seinäkiinnike malleille 3PR/3PG/180LR/180LG	51.00
PLS-20512	4845027	Vakiokolmijalka hissitoiminnolla, 5/8 X 11	107.00
PLS-21502	4919812	Kolmijalka-adaptori malleille 3PR/3PG/180LR/180LG	10.00
<b>Laseretäisyyssmittarit</b>			
Fluke 414D	4106830	Laseretäisyyssmittari	133.00
Fluke 419D	4106853	Laseretäisyyssmittari	256.00
Fluke 424D	4106866	Laseretäisyyssmittari	370.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseretäisyyssmittari/IR-lämpötilamittaripaketti	226.00
<b>Battery Analyzers</b>			
Fluke BT510	4489970	Akkuanalysointilaite	2719.00
Fluke BT520	4489981	Akkuanalysointilaite	3380.00
Fluke BT521	4489996	Akkuanalysointilaite lisäominaisuuksin	3789.00
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BTL10	4542264	Peruslaitteen mittapäät	330.00
BTL20	4542273	Älykäs mittapääsarja, sis. pidennyspalat (ei lämpötila-anturia)	509.00
BTL21	4542286	Älykäs mittapääsarja, sis. pidennyspalat ja lämpötila-anturin	633.00
BTL-A	4542258	Jännite/virta-mittapäädapteri	41.00
BC500	4542299	AC-laturi	123.00
BP500	4542300	Lithium-ion akku, 7.4V 3000mAh	103.00
BT500	4561297	mittapää, 10x vaihdettavia mittapäitä, 2 x pitkiä mittakarkisuoja, 2x lyhyitä mittakarkisuoja	123.00
i410	617727	AC/DC-virtapihti (400 A)	262.00
<b>Eristysvastusmittarit</b>			
Fluke 1503	2427883	Eristysvastusmittari	415.00
Fluke 1507	2427890	Eristysvastusmittari	515.00
Fluke 1550C	3665021	Eristysvastusmittari (5kV)	3976.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Eristysvastusmittaripaketti (5kV)	4382.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Eristysvastusmittari (5kV) & IR3000FC	3976.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Eristysvastusmittaripaketti (5kV) & IR3000FC	4382.00
Fluke 1555	3665056	Eristysvastusmittari (10kV)	4382.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Eristysvastusmittaripaketti (10kV)	4787.00
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Eristysvastusmittari (10kV) & IR3000FC	4382.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Eristysvastusmittaripaketti (10kV) & IR3000FC	4787.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke 1577	2157280	Yhdistetty eristysvastus-/yleismittari	629.00
Fluke 1587T	2517605	Yhdistetty eristysvastus-/yleismittari (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Moottorien ja moottorikäyttöjen FC vianhakupaketti sis. 9040 ja i400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Yhdistetty FC eristysvastumittari/yleismittaripaketti sis. IR-lämpötilamittari + virtapihti	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari + i400 virtapihti	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	153.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	251.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	49.00

### Asennustesterit

Fluke 1662 SCH	4546944	Sähköasennustesteri	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Sähköasennustesteri	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Sähköasennustesteri	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-pistotulpallinen mittajohto, Schuko (EU)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS-ohjelmisto, PAT	565.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS-ohjelmisto/Professional, asennustesteri&PAT	751.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	251.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	49.00
ES165X	2104706	Maadoitusresistanssin mittausspiikkisarja (1650-sarja)	157.00
TP165X	2107742	Mittapää testinapilla (1650-sarja)	83.00
TL165X	2107756	Vakiomittausjohdot (1650-sarja)	114.00
ZERO ADAPTER	3261925	Nollausadapteri	41.00

### Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS-ohjelmisto, PAT	565.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS-ohjelmisto/Professional, asennustesteri&PAT	751.00

### Maadoitusvastustesterit

Fluke 1630-2 FC	4829532	Maadoitusvastuspihtimittari (FC)	1441.00
Fluke 1630-2	4829515	Maadoitusvastuspihtimittari ( ei FC)	1441.00
Fluke 1623-2	4325155	Maadoitusvastustesteri	1417.00
Fluke 1625-2	4325162	Maadoitusvastustesteri	2363.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Maadoitusvastustesteripaketti	2415.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Maadoitusvastustesteripaketti	3466.00
Earth Stake	4325492	Maadoitussauva	65.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Blue	65.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Green	65.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Maadoituksen mittajohtokela 50 m, Red	72.00
C1620	4359042	Kantolaukku	203.00
ES-162P3-2	4359377	Sauva-sarja kolmijohdinmittauksiin	251.00
ES-162P4-2	4359389	Sauva-sarja nelijohdinmittauksiin	367.00

### Sisäilmanlaatumittaukset

Fluke 922	2679822	Ilmavirtausmittari	629.00
Fluke 922/Kit	2679831	Fluke 922 ja 30 cm:n Pitot-putki	734.00
Fluke 971	2418208	Lämpötila- ja kosteusmittari	251.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter virtausnopeusanturilla	2345.00
Fluke CO-220	664711	Häkäpitoisuuden mittari	524.00
Fluke RLD2	3387163	Vuodonilmaisin	52.00
CO-205	664714	Näytteenottopumppu	177.00
975VP	2631538	Virtausnopeusanturi	458.00
PT12	2740212	Pitot-putki, 30,48 cm	115.00
Fluke 985	4131397	Huikkaslaskuri	4283.00

### Digitaaliset lämpömittarit

Fluke 51 II	1281142	Lämpömittari, yksikanavainen	329.00
Fluke 52 II	1281139	Lämpömittari, kaksikanavainen	419.00
Fluke 53 II B	3821096	Lämpömittari, yksikanavainen, PC-liitäntä	479.00
Fluke 54 II B	3821081	Lämpömittari, kaksikanavainen, PC-liitäntä	569.00
Fluke 61	1643896	Infrapunalämpömittari	195.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infrapunalämpömittari	95.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infrapunalämpömittari, kaksois-laser	105.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Testerit, IR-lämpömittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseretäisyysmittari/IR-lämpötilamittaripaketti	226.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR-lämpömittari, pihtimittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	259.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Yleismittari/IR-lämpötilamittaripaketti	432.00
Fluke 63	2148281	Infrapunalämpömittari	269.00
Fluke 64 MAX	4856105	Infrapunalämpömittari, 20:1	129.00
Fluke 561	2558118	Yhdistelmälämpömittari	195.00
Fluke 566	2837799	Yhdistelmälämpömittari	415.00
Fluke 568	2837806	Yhdistelmälämpömittari	519.00
Fluke 568Ex	4321662	Luonnostaan vaaraton Ex-infrapunalämpömittari	1299.00



Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke 572-2	4328074	Infrapunälämpömittari	619.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Lämpömittari	125.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Lämpömittari	209.00
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	41.00
H6	2152040	Nylon kotelo (Fluke 63, 66,68 ja 561)	32.00
8OPR-60	2148313	RTD-lämpötila-anturi (Fluke 66 ja 68)	74.00

Visuaaliset lämpömittarit			
Fluke VTO4	4366444	Visuaalinen infrapunälämpömittari	569.00
Fluke VTO4A	4485211	Visuaalinen infrapunälämpömittari	515.00
Fluke charger VTO4	4375752	Laturi/verkkolaite VTO4:lle	45.00
Fluke Battery, VTO4	4375741	Akku VTO4:lle	45.00

Industrial Imaging			
Fluke DS701	4962652	Videoskooppi	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Videoskooppi suurella erottelukyvyllä	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	3.8 mm-kamerapää 1 m varrella, etunäkymällinen kamerapää	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	8.5 mm-kamerapää 3 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	5.5 mm-kamerapää 1 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	8.5 mm-kamerapää 1,2 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	8.5 mm-UV-kamerapää 1 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	9 mm-kamerapää, etunäkymä, 20 m-mittapääkela	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	DS 7XX Kaulahihna	49.00

## Lämpökamerat

Thermal Imagers - Performance Series			
Fluke TIS10 9HZ	4697036	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3699.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3999.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3999.00

Thermal Imagers - Professional Series			
Fluke Ti200 9Hz	4335298	Lämpökamera, 9Hz	5169.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Lämpökamera, 60Hz	5169.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Lämpökamera, 9Hz	5579.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Lämpökamera, 60Hz	5579.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Lämpökamera; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Lämpökamera; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Lämpökamera, 9Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Lämpökamera, 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Lämpökamera; 320x240; 9 Hz	8149.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Lämpökamera; 320x240; 60 Hz	8149.00
Fluke TI450 9HZ	4764729	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	8149.00
Fluke TI450 60Hz	4764707	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	8149.00
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	PRO-Lämpökamera, 9 Hz	8249.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	PRO-Lämpökamera, 60Hz	8249.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Lämpökamera SF6-kaasuvuodon ilmaisimella	15399.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Lämpökamera; 640x480; 9 HZ, SR	13199.00
Fluke TI480 60Hz	4842086	Lämpökamera; 640x480; 60 HZ, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9HZ	4947332	PRO-Lämpökamera, 9 Hz	13499.00
Fluke Ti480 PRO 60HZ	4947326	PRO Lämpökamera, 60Hz	13499.00

Thermal Imagers - Expert Series			
Fluke TiX500 9HZ	4736664	Lämpökamera; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Lämpökamera; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Lämpökamera; 320 x 240; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Lämpökamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Lämpökamera; 320 x 240; 60 Hz	11199.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Lämpökamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Lämpökamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Lämpökamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Lämpökamera; 640x480; 60 HZ, SR	16299.00
Fluke TiX580 9Hz	4841945	Lämpökamera; 640x480; 9 HZ, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Lämpökamera; 320x240; 9 Hz	12099.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Lämpökamera; 320x240; 60 Hz	12099.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Lämpökamera; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Lämpökamera; 640x480; 60 Hz	15849.00

#### Lisävarusteet lämpökameroille

Ti-Visor2	3996500	Häikäisysuoja (Ti(R) 1xx-sarjalle)	79.00
Ti-Visor3	4335377	Lämpökameran Häikäisysuoja	79.00
Ti-Tripod	3511872	Kolmijalka-adapteri (TiS/TiRx/TiR/TiR1/TiR27/TiR29/TiR32/Ti9/Ti10/Ti25/Ti27/Ti29/Ti32)	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Kolmijalka-adapteri (Ti(R) 1xx-sarjalle)	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Lisävaruste kolmijalan Kiinnitykseen	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Telelämpökuvalinssi (TiR27/TiR29/TiR32/Ti27/Ti29/Ti32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Laajakulmalämpökuvalinssi (TiR27/TiR29/TiR32/Ti27/Ti29/Ti32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Telelämpökuvalinssi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Laajakulmalämpökuvalinssi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Telelinssi (4x) malleille TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Makrolinssi (25 mikronia) malleille TiX560, TiX520	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Autolaturi (TiS/TiRx/TiR/TiR1/TiR32/Ti9/Ti10/Ti25/Ti32)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Ladattava akku (TiS/TiRx/TiR/TiR1/Ti9/Ti10/Ti25)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Lisäakku (Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27, Ti1xx/TiR1xx)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Ulkoinen laturiteline (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Säädettävä kaulahihna	30.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Lisävarusteakku	129.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Säädettävä rannehihna	15.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	HDMI videokaapeli	20.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Linssinsuojus	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth kuulokemikrofoni (headset)	79.00

#### IR-Ikkunat

FLK-050-CLKT	3460346	50 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	(50 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	219.00
Fluke CV300	4326962	3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	295.00
Fluke CV301	4338164	3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus turva-avaimella	309.00
Fluke CV400	4326996	4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	409.00
Fluke CV401	4338173	4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus turva-avaimella	409.00

#### ScopeMeterit

##### Teollisuusskooppimittarit

Fluke 123B/EU	4755659	Teollisuus ScopeMeter 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	Teollisuus ScopeMeter 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2288.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2652.00

##### 190-sarjan ScopeMeterit

Fluke 190-204/EU	3894409	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz EU	4577.00
Fluke 190-204/UN	3894411	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz UNI	4581.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz EU+SCC	4990.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz UNI+SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz EU	4005.00
Fluke 190-104/UN	3894557	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz UNI	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz EU+SCC	4414.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz UNI+SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Color ScopeMeter 2-kanavainen 60 MHz Color	2892.00
Fluke 190-062/UN	4025171	Color ScopeMeter 2-kanavainen 60MHz Color	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Color ScopeMeter 2-kanavainen Color + SCC	3300.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	Color ScopeMeter 2 kanavainen 60MHZ Color + SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color	3557.00
Fluke 190-102/UN	4025329	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color + SCC	3557.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color + SCC	3966.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color + SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/UN	4025472	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color + SCC	4424.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color + SCC	4424.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke 190-502/EU	4025623	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz EU	4946.00
Fluke 190-502/UN	4025638	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz Color	5355.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz UNI+SCC	5355.00
Fluke 190-504/EU	4419875	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz EU	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz EU+SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz UNI+SCC	5535.00

#### Lisätarvikkeet ScopeMetereille

AC120	646163	Hauenleuat	45.00
AS400	3894880	Lisävarustesarja VPS400-mittapäille	113.00
BB120	646171	Suojattu banaani/BNC adapteri	52.00
BB120-II	4744369	Suojattu banaani/BNC adapteri	47.00
BC190/808	1282244	Akkulaturi/verkkolaite UNIVERSAL (190-sarja)	192.00
BHT190	3379374	Mittausadapterit teollisuuden väyliin	368.00
BP120MH	2544081	NiMH Akkupaketti (120-sarja/43B)	103.00
BP190	677390	NiMH Akkupaketti (190-sarja)	207.00
BP290	4025762	Li-ion akkupaketti, Fluke 190 II-sarja	245.00
BP291	3894688	Li-ion akkupaketti, Fluke 190 II-sarja	343.00
C120	646189	Kova kantolaukku (43B/120-sarja)	112.00
C120B	4744391	Pehmeä laukku 120B -sarjalle	141.00
C125	646858	Pehmeä laukku	52.00
C190	677401	Kova laukku (190-sarja)	263.00
C195	677408	Pehmeä laukku	244.00
C290	3894803	Kova kantolaukku	219.00
CS20MA	677393	Sivuvirtavastus 4-20 mA	101.00
EBC290	3894906	Ulkoinen akkulaturi BP29x-akuille	108.00
HC120	646668	Koukkumittapäät	59.00
HC120-II	4744357	Koukkumittapäät	52.00
HC200	2086410	Koukkumittapäät	42.00
HH290	3894844	Ripustuskoukku, Fluke 190 II-sarja	77.00
MA190	1567481	Lisävarustesarja (190-sarja)	464.00
OC4USB	2166266	USB optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	167.00
PM8907/801	613999	Verkkolaite/akkulaturi EUR (120-sarja)	125.00
PM8907/807	624764	Akkulaturi/verkkolaite	125.00
PM8907/808	614039	Verkkolaite/akkulaturi UNIVERSAL (120-sarja)	149.00
PM9080	1641983	RS-232-C optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	277.00
PM9081	916093	Banaani-BNC (naaras) adapteri, 2 kpl	53.00
PM9082	916163	Banaani-BNC (uros) adapteri, 2 kpl	53.00
PM9091	935598	BNC johto turvamalli, 1.5 m, 3 kpl	125.00
PM9092	935601	BNC johto, turvamalli, 0.5 m, 3 kpl	108.00
PM9093	935593	BNC T-kappale, turvamalli, 2 kpl	72.00
PM9096/201	651742	Kapasitiivinen anturi	346.00
RS120-III	4023947	Osittainen täydennysarja	113.00
RS400	3894867	Osittainen täydennysarja VPS400-mittapäille	90.00
RS500	4025886	Lisävarustesarja VPS500-sarjan mittapäille	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	FlukeView -ohjelmisto + USB kaapeli + kantolaukku (120-sarja)	477.00
SCC128	2100199	Autolisävarustepaketti (120-sarja)	742.00
SCC198	2100208	Autolisävarustepaketti (190-sarja)	933.00
SCC190	671826	FlukeView-ohjelmisto + USB kaapeli + laukku	668.00
SCC290	3894826	Fluke View -ohjelmisto ja kova kantolaukku	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Suojatut mittajohdot (120/190-sarja)	258.00
STL120-III	4023901	Suojatut mittajohdot	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
TAS90	614187	Autolisävarustesarja (120/190-sarja)	72.00
TRM50	4025864	Läpimenopäätte, 50ohm	194.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	1:1 Jännitemittapää, musta, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	10:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	10:1 Jännitemittapää, 1 punainen, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS212-G	3086286	10:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	10:1 Jännitemittapää, punainen, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	100:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS220-R	3086299	100:1 Jännitemittapää, punainen, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Jännitemittapää	131.00
VPS410-II-B	4276937	Jännitemittapää 500MHz 10:1, sininen	215.00
VPS410-II-G	4276943	Jännitemittapää 500MHz 10:1, harmaa	215.00
VPS410-II-R	4276928	Jännitemittapää 500MHz 10:1, punainen	215.00
VPS410-II-V	4276955	Jännitemittapää 500MHz 10:1, vihreä	215.00
VPS420-R	3894783	Jännitemittapää, 150 MHz, 100:1, 2000V (1000V CAT III maata vasten)	250.00
VPS420-B	4411541	Korkeajännitemittapää, sininen/musta	250.00



Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
VPS420-G	4411565	Korkeajännitemittapää, harmaa/musta	250.00
VPS420-V	4411583	Korkeajännitemittapää, vihreä/musta	250.00
VPS510-R	4025781	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, punainen	215.00
VPS510-B	4025796	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, sininen	215.00
VPS510-G	4025801	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, harmaa	215.00
VPS510-V	4025812	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, vihreä	215.00

### Sähkönlaadun analysaattorit

Fluke 345	2584181	Sähkönlaadun pihtimittari	1604.00
Fluke 430-II/MA	4779032	430-II Moottorianalysaattori päivityspaketti	2025.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Sähkönlaadun ja energian analysaattori (kolmivaiheinen), ilman virtapihtejä	4050.00
Fluke 434-II	4116638	Sähkönlaadun ja energian analysaattori (kolmivaiheinen)	4679.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Sähkönlaadun ja energian analysaattori/International	4679.00
Fluke 435-II	4116661	Sähkönlaadun ja energian analysaattori	6008.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Sähkönlaadun ja energian analysaattori (kolmivaiheinen), ilman virtapihtejä	5412.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Sähkönlaadun ja energian analysaattori/International	6009.00
Fluke 437-II	4116692	Sähkönlaadun ja energian analysaattori 400 Hz	8312.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	Sähkönlaadun ja energian analysaattori 400 Hz (ilman virtapihtejä)	7670.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Sähkönlaadun ja energian analysaattori/International	8312.00
Fluke 438-II	4778976	Sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori	7399.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, ilman pihtejä ja FC WiFi SD korttia	6770.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, ilman FC WiFi SD korttia	7399.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energialoggeri, EU/US mallit	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energialoggeri, kansainvälinen malli	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Energialoggeri, perusmalli	2232.00
Fluke 1732/Upgrade	4920958	Päivityspaketti 1732 => 1734	256.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energialoggeri, EU/US kehittynyt malli	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energialoggeri, kansainvälinen kehittynyt malli	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Energialoggeri, kehittynyt malli ilman virtapihtejä	2536.00
Fluke 1734/WINTL	4710227	Energialoggeri, langaton kansainvälinen malli	2841.00
Fluke 1736/EUS	4534519	3-vaiheinen tehologgeri, EU/US-versio	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	3-vaiheinen tehologgeri, Basic-versio (ei virtapihtejä)	3856.00
Fluke 1736/INTL	4563550	3-vaiheinen tehologgeri, kansainvälinen versio	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	3-vaiheinen tehologgeri, EU/US-kehittynyt versio	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	3-vaiheinen tehologgeri,kehittynyt versio, Basic-versio (ei virtapihtejä)	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	3-vaiheinen tehologgeri, kansainvälinen kehittynyt versio	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	3547.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	3547.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	3243.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	3547.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	3547.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	3243.00
1742-6/Upgrade	4920964	Päivityspaketti 1742 => 1746	1735.00
1742-8/Upgrade	4920973	Päivityspaketti 1742 => 1748	3209.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	4867.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	4867.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	4562.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	4867.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	4867.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	4562.00
1746-8/Upgrade	4920986	Päivityspaketti 1746 => 1748	1735.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	6085.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	6085.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	5780.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	6085.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	6085.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	5780.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	11791.00
Fluke 1760	2630744	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	13662.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	16158.00
Fluke 1760TR	2637634	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	18026.00
Fluke VR1710	3030923	Yksivaiheinen häiriöjännitetallennin	870.00
C1740	4116762	Kantolaukku 174X ja 43X-II Sähkönlaadun analysaattoreille	205.00
C437-II	4116743	Kova kantolaukku 430 II -sarjalle (pyörillä)	495.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	199.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	6020.00

### Lisävarusteet sähkönlaadun työkaluille

1743/1744 Poleset	3024485	Asennussarja (Fluke 1743/1744)	41.00
3140R	2650136	Pihtivirtamuuntaja, 400 A	399.00
3210-PR-TF-II	4531769	1000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm	620.00
3310-PR-TF-II	4531778	5000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm	827.00
3PHVL-1730	4344712	Jännitemittajohtosarja, 3-vaihetta + nolla (1730)	84.00
3312-PR-TF-II	4531784	5000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 122cm	1019.00



Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
BP120MH	2544081	NiMH Akkupaketti (120-sarja/43B)	103.00
BE345	2839604	Verkkolaite (Fluke 345)	153.00
BP1730	4389436	Li-ion akkupaketti, 3,7V, 2500mAh (1730)	40.00
C120	646189	Kova kantolaukku (43B/120-sarja)	112.00
C17xx	4637381	FLUKE-17xx Pehmeä kantolaukku	116.00
CS1750	2673962	Pehmeä kantolaukku (Fluke 1750 & 1760)	254.00
1730 Hanger	4358028	Ripustinsarja (1730)	56.00
1730 Cable	4395217	AUX-tulokaapeli (1730)	29.00
1750/Case	2650124	Kova kantolaukku (Fluke 1750)	547.00
FLUKE-1736/UPGRADE	4563589	Päivityspaketti 1736 => 1738	799.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Lisälisenssi yhdelle PC:lle	1083.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Lisälisenssi PC:lle, rajoittamaton määrä	5418.00
FS17X5-TF-II	4531791	3000A, 4-vaihetta, Fluke-1735 & -1745, ohut lenkkivirtapihtisarja	1595.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A, IP65, 4-vaihetta, Fluke-1743/1744, ohut lenkkivirtapihtisarja	1771.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A, 1-vaihe, Fluke-1735 & 174X, ohut lenkkivirtapihti	399.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adaptteri AUX-tulolle, 173X-sarja	133.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Mittausjohto Fluke 173x; 0.1m	40.00
Fluke 17xx TL 1.5M	4715392	Mittausjohto Fluke 173x; 1.5m	30.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A, 4-vaihetta, 36", ohut lenkkivirtapihtisarja	1591.00
GPS430-II	4693803	GPS-Synkronointimoduuli (430-II-sarja)	1529.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS-Synkronointimoduuli (Fluke 1760)	425.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tuumaa	164.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tuumaa	175.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tuumaa	186.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tuumaa, 3 kpl	475.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tuumaa, 3 kpl	506.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tuumaa, 3 kpl	537.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 tuumaa, 4 kpl	620.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 tuumaa, 4 kpl	662.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 tuumaa, 4 kpl	703.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Yksivaiheinen mini-virtapihtisarja	466.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	535.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Nelivaiheinen virtapihtisarja	720.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-vaiheinen 5A/50A Minivirtapihtisarja	466.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	535.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Nelivaiheinen virtapihtisarja	720.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	535.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Nelivaiheinen virtapihtisarja	720.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL virtapihti	206.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL virtapihti, 3 kpl	589.00
i400	2277225	AC-virtapihti (400 A)	157.00
i400s	2277202	AC-virtapihti (400 A)	282.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	6000A, Fluke 430-sarja, ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm, 4 kpl	402.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	6000A, Fluke 430-sarja, ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm, 4 kpl	1224.00
i5s	2508467	AC-virtapihti (5 A), 1 kpl	524.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A virtapihti	320.00
i5sPQ3	2457508	AC-virtapihti (5 A), 3 kpl	1260.00
IEEE519/REPORT	4589748	Ohjelmistolisenssi IEEE519-raportoinnille	517.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Magneettimittapäät 4mm banaaniliittimillä, 4 kpl	92.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB / Serial RS232 Adaptteri	46.00
OC4USB	2166266	USB optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	167.00
PM9080	1641983	RS-232-C optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	277.00
TL5430	2157713	Mittausjohdot ja hauenleuat (4 mustaa, 1 vihreä) - 430-sarja	126.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Virtapihti 10A/1A (Fluke 1760)	387.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Virtapihti 50A/5A (Fluke 1760)	387.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Virtapihti 200A/20A (Fluke 1760)	387.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 45cm (18in)	454.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 61cm (24in)	454.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 91cm (36in)	891.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, hauenleuka, punainen	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3m	39.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	315.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Sivuvirtavastus AC/DC 20mA (Fluke 1760)	325.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Jännitemittapää 10V (Fluke 1760)	305.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Jännitemittapää 100V (Fluke 1760)	305.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Jännitemittapää 400V (Fluke 1760)	309.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Jännitemittapää 600V (Fluke 1760)	309.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Jännitemittapää 1000V (Fluke 1760)	490.00
VL1735/45	3276205	4-vaiheinen jännitemittajohdosarja, Fluke-1735/45	243.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	IP65 luokiteltu jänniteliitin	214.00
3PHVL-1730-5M	4920999	Jännitemittajohdot, 3-vaihetta ja nolla, pituus 5m	111.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlex 1500A, IP65, 60 cm	214.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlex 1500A, IP65, 60 cm, 3 kpl	513.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlex 1500A, IP65, 60 cm, 4 kpl	684.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	iFlex 3000A, IP65, 60 cm	214.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlex 3000A, IP65, 60 cm, 3 kpl	513.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlex 3000A, IP65, 60 cm, 4 kpl	684.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	iFlex 6000A, IP65, 90 cm	256.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlex 6000A, IP65, 90 cm, 3 kpl	598.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlex 6000A, IP65, 90 cm, 4 kpl	769.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlex jatkokaapecti, 5m	128.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Mittausjohdot, 1000V CAT III, ei-pinottava, 0,18 m, pun&musta	34.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Ripustinsarja	61.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS Vastaanotin	329.00
F17XX Cable Markers	4921140	Mittajohdot merkintäsarja malleille, 05MM	51.00
MP1-3R/1B	4944790	Magneettimittapäät 4mm:n banaani liittimiin, 3 punaista & 1 musta	85.00

## Värähtelytesterit

Fluke 805	4094385	Värähtelymittari	1749.00
Fluke 805 FC	4489229	Värähtelymittari sis. Fluke Connect	1749.00
Fluke 805/ES	4636786	Ulkoinen värähtelyanturi	1039.00
Fluke 810	3542635	Värähtelytesteri	9383.00
Fluke 820-2	4550041	LED -stroboskooppi	889.00
Fluke 830	4454396	Laserlinjaus-mittalaite	7099.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magneettianturi	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Väliesarja	835.00
810S	3530828	Värähtelyanturi	1417.00
810QDC	3530837	Anturikaapeli (pikairoituksella)	148.00
810SMM	3530862	Anturin magneettikiinnitin	208.00
810SMP	3530855	Anturin kiinnitysalusta (10 kpl)	28.00
SBP-810	3530843	Akkupaketti	264.00
Fluke-810PA	3986002	AC-verkko laite kansainvälisillä pistokkeilla	85.00

## Prosessikalibraattorit

### 700-sarjan prosessikalibraattori

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3769.00
Fluke 705	665091	Virtasilmukkakalibraattori	759.00
Fluke 707	1617262	Virtasilmukkakalibraattori	873.00
Fluke 707Ex	2032187	Virtasilmukkakalibraattori	1227.00
Fluke 709	4234350	Tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori	866.00
Fluke 709H	4234361	HART-tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori	1393.00
Fluke 712B	4387857	RTD-Lämpötilakalibraattori	1075.00
Fluke 714B	4387869	TC-Lämpötilakalibraattori	1100.00
Fluke 715	620101	Volt/mA kalibraattori	1237.00
Fluke 717 1G	2547166	Painekalibraattori -68,9...68,9mbar (-1...1 PSI)	1405.00
Fluke 717-15G	4058808	Painekalibraattori, -850mbar...1 bar (-12...15 PSI)	1405.00
Fluke 717 100G	1630430	Painekalibraattori, -850mbar...7 bar (-12...100 PSI)	1405.00
Fluke 717 30G	662897	Painekalibraattori, -850mbar...2 bar (-12...30 PSI)	1457.00
Fluke 717 300G	2547175	Painekalibraattori, -850mbar...20 bar (-12...300 PSI)	1405.00
Fluke 717 500G	2547182	Painekalibraattori, 0...34,7 bar (0...500 PSI)	1405.00
Fluke 717 1000G	2547194	Painekalibraattori, 0...69 bar (0...1000 PSI)	1405.00
Fluke 717 1500G	2547203	Painekalibraattori, 0...103,4 bar (0...1500 PSI)	1556.00
Fluke 717 3000G	2547215	Painekalibraattori, 0...207 bar (0...3000 PSI)	1556.00
Fluke 717 5000G	2547232	Painekalibraattori, 0...345 bar (0...5000 PSI)	1556.00
Fluke 717-10000G	4058813	Painekalibraattori, 0...690 bar (0...10000 PSI)	1556.00
Fluke 718 30G	665075	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...2 bar (-12...30 PSI)	2644.00
Fluke 718 1G	2547148	Painekalibraattori pumpulla -68,9...68,9mbar (-1...1 PSI)	2754.00
Fluke 718 100G	665080	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...7 bar (-12...100 PSI)	2644.00
Fluke 718 300G	2547153	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...20 bar (-12...300 PSI)	2746.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 2 bar (30 PSI)	3401.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 7 bar (100 PSI)	3401.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 20 bar (300 PSI)	3401.00
Fluke 719 30G	3315332	Painekalibraattori sähköpumpulla, 2 bar (30 PSI)	3506.00
Fluke 719 100G	3315344	Painekalibraattori sähköpumpulla, 7 bar (100 PSI)	3506.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Painekalibraattori sähköpumpulla, 2 bar	2915.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Painekalibraattori sähköpumpulla, 10 bar	2915.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Painekalibraattori sähköpumpulla, 20 bar	2915.00
Fluke 720URTD	4382695	Yleismallinen RTD-adapteri malleille 721, 721Ex ja 719PRO	162.00
Fluke-721-1601	4353241	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...6,9 bar	1974.00
Fluke-721-1603	4353283	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...20 bar	1974.00
Fluke-721-1605	4353327	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...34 bar	1974.00
Fluke-721-1610	4353366	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...69 bar	1974.00
Fluke-721-1615	4353401	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...103 bar	1974.00
Fluke-721-1630	4353447	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...200 bar	1974.00
Fluke-721-1650	4353486	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...345 bar	1974.00
Fluke-721-3601	4353252	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...6,9 bar	1974.00
Fluke-721-3603	4353290	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...20 bar	1974.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke-721-3605	4353330	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...34 bar	1974.00
Fluke-721-3610	4353375	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...69 bar	1974.00
Fluke-721-3615	4353412	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...103 bar	1974.00
Fluke-721-3630	4353458	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...200 bar	1974.00
Fluke-721-3650	4353499	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...345 bar	1974.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 6,9 bar	2580.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 20 bar	2580.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 24,5 bar	2580.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 69 bar	2580.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 103,4 bar	2580.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 200 bar	2580.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 345 bar	2580.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 6,9 bar	2580.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 20 bar	2580.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 24,5 bar	2580.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 69 bar	2580.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 103,4 bar	2580.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 200 bar	2580.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 345 bar	2580.00
Fluke 724	1553041	Lämpötilakalibraattori	2308.00
Fluke 725	664133	Monitoimikalibraattori	3224.00
Fluke 725Ex	2098179	Luonnostaan vaaraton monitoimikalibraattori	3942.00
Fluke 726	2452080	Monitoimikalibraattori	3692.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automaattinen painekalibraattori , w/FC (2 Bar)	8359.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automaattinen painekalibraattori, w/FC (10 Bar)	8359.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automaattinen painekalibraattori, w/FC (20 Bar)	8359.00
Fluke 729 30G	4856990	Automaattinen painekalibraattori (2 Bar)	8155.00
Fluke 729 150G	4856983	Automaattinen painekalibraattori (10 Bar)	8155.00
Fluke 729 300G	4856976	Automaattinen painekalibraattori (20 Bar)	8155.00
Fluke 753 EU	4411027	Dokumentoiva prosessikalibraattori	5325.00
Fluke 754 EU	4400387	Dokumentoiva prosessikalibraattori	6710.00
Fluke 771	2646347	Process mA-pihtimittari	551.00
Fluke 772	3362352	Process mA-pihtimittari	749.00
Fluke 773	3362365	Process mA-pihtimittari	1049.00
Fluke 787B	4777186	Process Meter	1009.00
Fluke 789/E	3977194	ProcessMeter	1133.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	ProcessMeter-yleismittari ja FC-adapteri	1098.00
<b>Painemoduulit</b>			
Fluke-700G01	4353523	Painemittari, -10" ... 10" WC (27mbar)	735.00
Fluke-700G02	4353538	Painemittari, -30" ... 30" WC (69mbar)	735.00
700G04	4096972	Painemittari, +/- 1 bar	749.00
700G05	4097514	Painemittari, 2 bar	749.00
700G06	4097538	Painemittari, 6,9 bar	749.00
700G07	4097561	Painemittari, 34 bar	749.00
700G08	4097592	Painemittari, 69 bar	749.00
700G27	4097545	Painemittari, 20 bar	749.00
700G29	4097605	Painemittari, 200 bar	758.00
700G30	4097610	Painemittari, 345 bar	758.00
700G31	4097622	Painemittari, 690 bar	758.00
Fluke-700GA4	4353545	Painemittari, absoluuttipaine, 1 bar	735.00
Fluke-700GA5	4353550	Painemittari, absoluuttipaine, 2 bar	735.00
Fluke-700GA6	4353561	Painemittari, absoluuttipaine, 6,9 bar	735.00
Fluke-700GA27	4353577	Painemittari, absoluuttipaine, 20 bar	735.00
700HTPK	4124358	Hydrauliikkapumppusarja, 0...690 bar	1143.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Premium hydrauliikkapumppusarja	1497.00
Fluke 700MTH	4623345	Paineletku, premium, metrinen-järjestelmä	551.00
Fluke 700M20TH	4623338	Paineletku, premium, M20	551.00
700PCK	100062	Painemoduulin kalibrointipaketti	1374.00
Fluke 700PTPK	4124364	Hydrauliikkapumppusarja, 0...41 bar	599.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Premium pneumatiikkapumppusarja	1383.00
700G/TRACK	4123225	Tiedonkeruuhjelmisto ja kaapeli	419.00
Fluke-700RG05	4353589	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 2 bar	775.00
Fluke-700RG06	4353592	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 6,9 bar	775.00
Fluke-700RG07	4353605	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 34 bar	775.00
Fluke-700RG08	4353610	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 69 bar	775.00
Fluke-700G10	4353654	Painemittari, 140 bar	735.00
Fluke-700RG29	4353622	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 200 bar	840.00
Fluke-700RG30	4353631	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 345 bar	840.00
Fluke-700RG31	4353646	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 690 bar	840.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Painelähettimen premium-testausletku	551.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Painelähettimen premium-testausletkusarja	655.00
750PO0	4352270	Painemoduuli (0 - 2.5 mbar)	1608.00
750PO1	4352281	Painemoduuli (0 - 25 mbar)	1242.00
750PO2	4352750	Painemoduuli (0 - 70 mbar)	1242.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
750P22	4352296	Painemoduuli (0 - 70 mbar)	1242.00
750P03	4352738	Painemoduuli (0 - 350 mbar)	1242.00
750P23	4352308	Painemoduuli (0 - 350 mbar)	1242.00
750P04	4352313	Painemoduuli (0 - 1 bar)	1242.00
750P24	4352324	Painemoduuli (0 - 1 bar)	1242.00
750P05	4352336	Painemoduuli (0 - 2 bar)	1242.00
750P06	4352349	Painemoduuli (0 - 7 bar)	1242.00
750P27	4352351	Painemoduuli (0 - 20 bar)	1242.00
750P07	4352360	Painemoduuli (0 - 35 bar)	1242.00
750P08	4352372	Painemoduuli (0 - 70 bar)	1242.00
750P09	4352385	Painemoduuli (0 - 100 bar)	1242.00
750P2000	4352397	Painemoduuli (0 - 140 bar)	1242.00
750P29	4352403	Painemoduuli (0 - 200 bar)	1971.00
750P30	4352415	Painemoduuli (0 - 340 bar)	1971.00
750P31	4352426	Painemoduuli (0 - 700 bar)	1971.00
750PA3	4352432	Painemoduuli (0 - 350 mbar)	1429.00
750PA4	4352444	Painemoduuli (0 - 1 bar)	1429.00
750PA5	4352459	Painemoduuli (0 - 2 bar)	1429.00
750PA6	4352467	Painemoduuli (0 - 7 bar)	1429.00
750PA27	4352471	Painemoduuli (0 - 20 bar)	1429.00
750PA7	4352480	Painemoduuli (0 - 35 bar)	1429.00
750PA8	4352498	Painemoduuli (0 - 70 bar)	1401.00
750PA9	4352500	Painemoduuli (0 - 100 bar)	1401.00
750PV3	4352517	Painemoduuli (-350 mbar)	1401.00
750PV4	4352521	Painemoduuli (-1 bar)	1401.00
750PD2	4352539	Painemoduuli (-70 - 70 mbar)	1401.00
750PD3	4352542	Painemoduuli (-350 - 350 mbar)	1401.00
750PD10	4352556	Painemoduuli (-700 - 700 mbar)	1401.00
750PD4	4352563	Painemoduuli (-1 - 1 bar)	1401.00
750PD5	4352574	Painemoduuli (-1 - 2 bar)	1401.00
750PD50	4352588	Painemoduuli (-1 - 3.5 bar)	1401.00
750PD6	4352595	Painemoduuli (-1 - 7 bar)	1401.00
750PD7	4352602	Painemoduuli (-1 - 14 bar)	1401.00
750PD27	4352616	Painemoduuli (-1 - 20 bar)	1401.00
750R04	4352625	Painemoduuli (0 - 1 bar)	1401.00
750R06	4352633	Painemoduuli (0 - 7 bar)	1401.00
750R27	4352640	Painemoduuli (0 - 20 bar)	1401.00
750R07	4352657	Painemoduuli (0 - 35 bar)	1401.00
750R08	4352669	Painemoduuli (0 - 70 bar)	1401.00
750R29	4352678	Painemoduuli (0 - 200 bar)	2104.00
750R30	4352684	Painemoduuli (0 - 340 bar)	2104.00
750R31	4352691	Painemoduuli (0 - 700 bar)	2104.00
750RD5	4352706	Painemoduuli (-1 - 2 bar)	1575.00
750RD6	4352714	Painemoduuli (-1 - 7 bar)	1575.00
750RD27	4352723	Painemoduuli (-0.8 - 20 bar)	1575.00
750P01Ex	4558658	Ex Painemoduuli (0 - 25 mbar)	2400.00
750P24Ex	4558686	Ex Painemoduuli (0 - 1 bar)	2400.00
750P05Ex	4558664	Ex Painemoduuli (0 - 2 bar)	2400.00
750P06Ex	4558673	Ex Painemoduuli (0 - 7 bar)	2400.00
750P27Ex	4558699	Ex Painemoduuli (0 - 20 bar)	2400.00
750P09Ex	4558725	Ex Painemoduuli (0 - 100 bar)	2400.00
750P29Ex	4558702	Ex Painemoduuli (0 - 200 bar)	4100.00
750PA4Ex	4558716	Ex Painemoduuli (0 - 1 bar)	2600.00

#### Prosessikalibraattoritarvikkeet

700HTH-1	2811795	Hydrauliletku	918.00
700ILF	1566730	Nesteenerotin	105.00
700LTP-1	2811763	Matalapainepumppu	980.00
700-IV	202561	Virtasuntti	485.00
700PMP	617131	Painepumppu (10 bar)	685.00
700PRV-1	2811808	Paineenvapautusventtiili, 700HTP	1104.00
700PTP-1	2811774	Pneumatiikkapumppu	882.00
700SC	667425	Sarjaliitântäkaapeli (Fluke 725/725Ex/726)	232.00
700TC1	620119	Termopariminiliitinsarja (10 tyyppiä)	141.00
700TC2	620127	Termopariminiliitinsarja (5 tyyppiä)	116.00
Fluke 720RTD	4366669	RTD-lämpötilamittapää malleille 721, 721Ex ja 719PRO	260.00
787CAL 230	662996	Kalibrointimoduuli (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Akkulaturi	314.00
BE9005 240	946652	Verkkolaite	167.00
BP7235	668225	NiMH-akusto	249.00
C700	606928	Kova laukku (700-sarja)	349.00
C789	946694	Pehmeä kantolaukku mittareille	191.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	251.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	153.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulipumppu	1126.00



Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	49.00
BP7240	4022220	Li-ion akkupaketti 753/754	171.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2-ohjelmisto	3365.00
BC7240	4022655	Akkulaturi (753/754)	46.00
HART Drywell Cable	2111088	Cable kit, Hart drywellcontrol	162.00
Fluke-71x	3345825	Letusarja	102.00
Fluke 700TLK	3829398	Mittajohtosarja	138.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	709H/TRACK -ohjelmisto ja kaapeli	445.00
Fluke 720URTD	4382695	Yleismallinen RTD-adapteri malleille 721, 721Ex ja 719PRO	162.00

## Yleistarvikkeet

Hauenleuat, mittausjohdot ja johtosarjat			
AC175	4101772	Hauenleuat	29.00
AC220	1610103	SureGrip-hauenleuat	46.00
AC280	1610115	SureGrip-koukkumittapäät	36.00
AC283	1610144	SureGrip-kaksoiskoukut	41.00
AC285	1610159	SureGrip-hauenleuat	23.00
AC285-FTP	4073928	Hauenleuat ja adapterit FTP-1 ja FTPL1 mittapäille	27.00
AC288	4617784	SureGrip™-riviliitinmittapää	36.00
AC87	1278079	Mittapäät	48.00
AC89	873448	Eristeen läpi mittaava piikki, 1kpl	53.00
BP980	1616807	Kaksoisbanaaniliitin	54.00
FTP-1	3869437	Sulakkeelliset mittapäät	94.00
FTPL-1	3869443	Sulakkeelliset mittapäät ja mittajohdot	104.00
H900	1616818	Mittajohtoteline	32.00
Leadwrap	4083525	Johto/kaapelisiteet, 3 kpl/paketti	9.00
T5-Kit	3971169	T5-lisävarustepaketti	52.00
T5-RLS	4089137	Mittausjohtosarja T5-600 ja T5-1000 testereille	23.00
TL175	3521976	Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä	29.00
TL175E	3565554	TL175, Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä & 4mm:n irrotettavalla adapterilla	31.00
TL220-1	3971178	SureGrip-johtosarja teollisuuskäyttöön	79.00
TL221	2003602	SureGrip-jatkojohtosarja	35.00
TL222	2003616	SureGrip-silikonimittausjohdot	35.00
TL223-1	3971184	Suregrip-johtosarja sähkömittauksiin	72.00
TL224	1610198	SureGrip-silikonimittausjohdot	31.00
TL225-1	3971191	SureGrip-johtosarja tuloimpedanssin muuntimella	105.00
TL238	2132831	SureGrip-mittapääsarja	79.00
TL27	668571	Mittausjohdot, banaanipäät	36.00
TL40	1590606	Mittajohdot säädettävällä mittakärjellä	52.00
TL71-1	3971207	Mittausjohdot	29.00
TL75-1	3971218	Mittausjohdot	24.00
TL76	2032684	Monitoimimittausjohtosarja	41.00
TL80A-1	3971229	Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, vakiosarja	75.00
TL81A	1277073	Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, de luxe	157.00
TL910	1616632	Vaihtokärkiset mittajohdot	72.00
TL930	1616671	Banaani/banaani välijohto (60 cm)	18.00
TL932	1616680	Banaani/banaani välijohto (90 cm)	20.00
TL935	1616698	Välijohtosarja (60, 90, 120 cm)	60.00
TL940	1616705	Minikoukku mittajohdot	20.00
TL950	1616710	Minikaksoiskoukku mittajohdot	36.00
TL960	1616722	Microkoukku mittajohdot	20.00
TL970	1616793	Koukku- ja kaksoiskoukku mittapääsarja	75.00
TLK1550-RTL	4112351	10kV:n hauenleuat kiinteillä mittausjohdoilla	228.00
TLK220	2097022	SureGrip mittapääsarja	146.00
TLK-225	3971234	SureGrip varustesarja	157.00
TLK281-1	3971241	SureGrip-johtosarja autokäyttöön	139.00
TLK-282-1	3971252	SureGrip Deluxe johtosarja automittauksiin	177.00
TLK287	3045631	Mittausjohtosarja sähkömittauksiin	167.00
TLK289	3092521	Mittausjohtosarja teollisuuskäyttöön	167.00
TLK290	2435092	Mittapääsarja	62.00
TLK291	2435108	Sulakkeelliset mittapäät	62.00
TP1-1	3971265	Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin	18.00
TP175	3521983	Twist Guard -mittapäät 2 mm:n mittauskärjellä	20.00
TP175E	3565568	TP175 TwistGuard -mittapäät 2mm:n mittauskärjellä ja 4mm:n adapterilla	22.00
TP2-1	3971283	Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin	20.00
TP220-1	3971276	SureGrip-mittapäät	20.00
TP38	1541636	Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin, kärjen pituus alle 4 mm, 2 kpl	18.00
TP74	1541649	Mittauskärjet 4 mm, jousikuormitteiset, banaaniliittimiin, 2 kpl	20.00
TP80	873455	Mittauskärjet banaaniliittimiin, 2 kpl	39.00
TP912	1616644	Vaihtokärjet TL-910:lle	36.00
TP920	1616659	Mittapääsarja	52.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
<b>Virtapihdit</b>			
80i-110s	114519	AC/DC-virtapihti oskilloskoopeille (100 A)	779.00
i1000s	1568487	AC-virtapihti (1000 A)	629.00
i1010	617735	AC/DC-virtapihti (1 000 A)	451.00
i1010 Kit	2096998	AC/DC-virtapihti (1000A) + pehmeä kantolaukku	461.00
i200	664755	AC-virtapihti (200 A)	157.00
i2000 flex	2584912	AC-virtapihti (2000 A)	314.00
i200s	664760	AC-virtapihti (200 A)	262.00
i30	2584920	AC/DC-virtapihti (30A)	419.00
i3000 flex-4PK	2696367	AC-virtapihti (3000 A), 4-kpl	1260.00
i3000s	657202	AC-virtapihti (3000 A)	756.00
i3000s flex-24	2584888	AC-virtapihti (3000A), 610 mm	482.00
i3000s flex-36	2584901	AC-virtapihti (3000A), 915 mm	577.00
i30s	2584935	AC/DC-virtapihti (30A)	577.00
i310s	2840309	AC/DC-virtapihti (300 A)	346.00
i400	2277225	AC-virtapihti (400 A)	157.00
i400s	2277202	AC-virtapihti (400 A)	282.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Current Clamp (1750)	379.00
i410	617727	AC/DC-virtapihti (400 A)	262.00
i410 Kit	2097005	AC/DC-virtapihti (400A) + pehmeä kantolaukku	304.00
i6000s flex-24	2840311	AC-virtapihti (6000 A)	629.00
i6000s flex-36	2840327	AC-virtapihti (6000 A)	734.00
i800	2840283	AC-virtapihti (800 A)	226.00

<b>Lämpötilan mittausmoduulit ja termoelementtianturit</b>			
80AK-A	2747812	Termoparisovitin	33.00
80BK-A	2747801	K-tyypin lanka-anturi yleismittariin banaaniliittimillä	37.00
80CJ-M	833046	Termopariminiliitin, 2 kpl (J-tyyppi)	25.00
80CK-M	779942	Termopariminiliitin, 2 kpl (K-tyyppi)	25.00
80PJ-1	1288191	Lanka-anturi (J-tyyppi)	27.00
80PJ-9	1288218	Puikkoanturi (J-tyyppi)	68.00
80PJ-EXT	1288234	Jatkojohto (J-tyyppi)	61.00
80PK-1	750422	Lanka-anturi (K-tyyppi)	35.00
80PK-10	3439199	Putkenlämpöanturi (K-tyyppi)	207.00
80PK-11	2724500	Velcro-tarrakiinnitteinen lämpötila-anturi	40.00
80PK-18 Kit	3448859	Putkenlämpöanturi paketti	335.00
80PK-22	2098684	Puikkoanturi	103.00
80PK-24	2098691	Ilma-anturi	134.00
80PK-25	2098706	Piikkiantanturi	121.00
80PK-26	2098714	Yleisanturi	134.00
80PK-27	2098723	Teräksinen pintalämpötila-anturi	367.00
80PK-3A	874610	Pintalämpöanturi (K-tyyppi)	230.00
80PK-8	200360	Putkenlämpöanturi (K-tyyppi)	188.00
80PK-9	1288229	Puikkoanturi kaasujen ja pintalämpötilojen mittaamiseen (K-tyyppi)	68.00
80PK-EXT	1288241	Jatkojohto (K-tyyppi)	61.00
80PR-60	2148313	RTD-lämpötila-anturi (Fluke 66 ja 68)	74.00
80PT-25	2104397	Piikkianturi	107.00
80PT-EXT	1288252	Jatkojohto (T-tyyppi)	61.00
80T-150UA	3190456	Lämpötilan mittausmoduuli yleismittareille	289.00
80TK	736736	Termoparimuunnin yleismittareille (K-tyyppi)	146.00

<b>Kotelot ja laukut</b>			
C10	897744	Mittarikotelo	28.00
C100	827055	Kova kantolaukku mittareille ja tarvikkeille	73.00
C101	2437514	Kova kantolaukku	68.00
C115	2826063	Pehmeä kantolaukku mittareille	65.00
C116	2826074	Pehmeä kantolaukku mittareille	77.00
C120	646189	Kova kantolaukku (43B/120-sarja)	112.00
C125	646858	Pehmeä laukku	52.00
C12A	930529	Pehmeä kantolaukku mittareille	34.00
C150	4111540	Pehmeä kantolaukku jännite-/jatkuvuustestereille	31.00
C1600	2091049	Kantolaukku mittarille ja varusteille	41.00
C1620	4359042	Kantolaukku	203.00
C190	677401	Kova laukku (190-sarja)	263.00
C195	677408	Pehmeä laukku	244.00
C20	708396	Kova mittarilaukku	69.00
C23	1663209	Pehmeä kantolaukku	28.00
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	58.00
C280	3182785	Pehmeä kantolaukku mittareille	68.00
C33	1664120	Pehmeä kantolaukku	31.00
C345	3311173	Pehmeä -kantolaukku	82.00
C35	2826056	Pehmeä kantolaukku mittareille	47.00
C43	1663230	Pehmeä kantolaukku	87.00
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	41.00
C510	1547885	Nahkainen vyökotelo	81.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
C520A	1629104	Nahkainen vyökotelo testereille	62.00
C550	1547919	Työkalulaukku	136.00
C75	865535	Pehmeä kantolaukku tarvikkeille	19.00
C781	619988	Pehmeä kantolaukku mittareille	100.00
C789	946694	Pehmeä kantolaukku mittareille	191.00
C800	896220	Kova kantolaukku mittareille ja tarvikkeille	74.00
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	41.00
CXT170	3352567	Lujatekoinen kova kantolaukku	176.00
CXT280	3352571	Lujatekoinen kova kantolaukku	176.00
CXT80	3352559	Lujatekoinen kova kantolaukku	176.00
CXT1000	4628917	Kova kantolaukku muotoiltavalla sisuksella	176.00
FLUKEPACK30	4983088	Työkalureppu	169.00
H3	1608458	Vyökotelo (330-sarja)	45.00
H5	649365	Vyölaukku (Fluke T5)	34.00
H6	2152040	Nylon kotelo (Fluke 63, 66,68 ja 561)	32.00
H-T6	4910585	T6-vyölaukku	34.00
H15	4111533	Vyökotelo (T100-sarjan)	30.00
H80M	2138458	Kotelo + Magneettiripustin	43.00

#### Autoyleismittarin lisävarusteet

BP880	2150594	BNC-kaksoisbanaanipistoke (naaras)	15.00
BP881	2151015	BNC-kaksoisbanaanipistoke (koiras)	19.00
PV350	919811	Painemittausmoduuli	294.00
RPM80	880849	Kierroslukuanturi	100.00
SCC128	2100199	Autolisävarustepaketti (120-sarja)	742.00
SCC198	2100208	Autolisävarustepaketti (190-sarja)	933.00
STL90	201233	Suojatut mittajohdot (120/190-sarja)	258.00
TAS90	614187	Autolisävarustesarja (120/190-sarja)	72.00
TL28A	1273185	Mittausjohtosarja autokäyttöön	60.00
TL82	2150636	Mittapää (uros & naaras) -sarja autokäyttöön	119.00
TP40	1567573	Mittapääneulat autokäyttöön (viisi) (4 mm)	42.00
TP81	2149098	Eristeen läpi mittaava piikki (4 mm)	58.00
TP82	2149080	Eristeen läpi mittaava piikki (2 mm)	55.00
TP88	2149102	Jäykät mittapääneulat	14.00

#### Muut tarvikkeet

80K-40	382846	Suurjännitemittapää 40 kV	294.00
80K-6	532424	Suurjännitemittapää 6 kV	164.00
EBC290	3894906	Ulkoinen akkulaturi BP29x-akuille	108.00
FOM	200428	Optinen tehomittausmoduuli kuitukaapeleille	581.00
FOS-850	200433	Kuituoptinen valonlähde	350.00
FOS-850/1300	200441	Kuituoptinen valonlähde	858.00
L200	2096346	Mittapään valo	25.00
L205	2098588	Kestävä suuritehoinen xenon-valo	32.00
L206	2098595	Deluxe LED Hat Light -valo	41.00
L210	2096379	Mittapään valo ja pidennyskappale	40.00
L215	2096368	Suregrip varustesarja	92.00
LVD1	4571403	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	36.00
LVD2	2740300	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	40.00
MC50	2092300	MeterCleaner Wipes-puhdistusliinat (50 kpl)	92.00
MC6	2092212	MeterCleaner Wipes-puhdistusliinat (6 kpl)	13.00
PV350	919811	Painemittausmoduuli	294.00
SV225	3100477	Tuloimpedanssimuunnin	70.00
TPAK	1281997	ToolPak, ripustus magneetin tai hihnan avulla	41.00

#### Sulakkeet

943121	943121	Sulake, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	4.80
803293	803293	Sulake, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	8.80
830828	830828	Sulake, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	7.70
2279339	2279339	Sulake, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	11.30
740670	740670	Sulake, A:630mA (F), V:250V, IR: 11500A, 5x20 mm	3.70

#### Ohjelmistot

FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	153.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	251.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms-ohjelmisto + kaapeli (8845A/8846A)	289.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	166.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms -päivitys	135.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	49.00
SCC120E	646684	FlukeView -ohjelmisto + USB kaapeli + kantolaukku (120-sarja)	477.00
SCC190	671826	FlukeView-ohjelmisto + USB kaapeli + laukku	668.00

**Fluke Finland Oy**

Pakkalantie 30A

01530 Vantaa

Puh.: 0800 111 862

Fax: 0800 111 858

E-mail: [info@fi.fluke.nl](mailto:info@fi.fluke.nl)

Web: [www.fluke.fi](http://www.fluke.fi)

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Finnish

Rev. 34