

Yleismittalaitteet ja lisävarusteet

FLUKE®

Hinnasto: 02-01-2019

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
--------------	---------	--------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC langaton digitaalinen yleismittari	307.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC langaton kunnossapitopaketti	879.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC langaton LVI-paketti	637.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC langaton teollisuuspaketti	1098.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC + TPAK -mittarin lisävarustepaketti	340.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Yleismittari/lisävaruste Combopaketti	395.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Yleismittari/jännitteenkoetin Combopaketti	438.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC langaton AC-virtapihtimoduuli	197.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC langaton A3000-paketti	438.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC langaton iFlex AC-virtapihtimoduuli	230.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC langaton I300-paketti	472.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC langaton AC/DC virtapihtimoduuli	131.00
FLK-A3003 FC	4629295	FC 2000 A DC-pihtimittari	548.00
FLK-A3004 FC	4629301	FC 4-20 mA DC-pihtimittari	658.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC langaton K-tyypin lämpötilamoduuli	197.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC langaton T3000-paketti	438.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC langaton AC-jännitemoduuli	208.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC langaton V3000-paketti	438.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC langaton DC jännitemoduuli	208.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC langaton V3001-paketti	438.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC langaton paketti sis. digit. yleismittari, AC+DC jännitemoduulit	713.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect langaton SD-kortti	99.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC langaton PC-sovitin	109.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Liitin, infrapuna, FC	143.00

Digitaaliset yleismittarit

110-sarjan yleismittarit

Fluke 113	3088053	True RMS -yleismittari	135.00
Fluke 114	2583552	True RMS -yleismittari	178.00
Fluke 115	2583583	True RMS -yleismittari	206.00
Fluke 116	2583601	True RMS -yleismittari	247.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Yleismittari/IR-lämpötilamittaripaketti	448.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Yleismittari/pihtimittari -paketti	350.00
Fluke 117	2583647	True RMS -yleismittari	258.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Yleismittari/pihtimittari -paketti	334.00
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	43.00

170-sarjan yleismittarit

Fluke 175	1592895	True RMS -yleismittari	247.00
Fluke 177	1592863	True RMS -yleismittari	300.00
Fluke 179	1592839	True RMS -yleismittari	354.00
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	43.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Combo Elektroniikkapaketti	420.00

200-sarjan yleismittarit

Fluke 233	3469334	Yleismittari langattomalla näytöllä	350.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	TRMS yleismittari/lämpökamera & iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Langaton TRMS yleismittari lämpökameratoiminnolla + iFlex + ylimääräinen akku	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	True-RMS -tiedonkeruuyleismittari sähkömittauksiin	637.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyvä ohjelmisto	747.00
Fluke 289/EUR	3947801	True-RMS -tiedonkeruuyleismittari teollisuuskäyttöön	692.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyvä ohjelmisto	802.00
C280	3182785	Pehmeä kantolaukku mittareille	71.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	824.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	879.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
20-sarjan yleismittarit			
Fluke 27II/EUR	3947770	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismitari (IP67)	527.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismittari	527.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Luonnostaan vaaraton digitaalinen True-RMS-yleismittari	1373.00
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	61.00
70-sarjan yleismittarit			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Yleismittari	438.00
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	43.00
80-sarjan yleismittarit			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Yleismittari	493.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	True-RMS -yleismittari	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Combo teollisuuspaketti	599.00
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	61.00
Pöytämalliset yleismittarit			
Fluke 8808A 220V	2802372	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö	715.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö	715.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö (ohjelmisto ja kaapeli)	915.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö (ohjelmisto ja kaapeli)	915.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö, 2X4W-mittausjohtosarja	795.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Yleismittari, jossa 5½ numeron näyttö, 2X4W-mittausjohtosarja	795.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1070.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1070.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1260.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1260.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1405.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä	1405.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1600.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Tarkkuusyleismittari 6 1/2 numeron näytöllä (+ Ohjelmisto ja kaapeli)	1600.00
884X-CASE	2675552	Kova kantolaukku	440.00
884X-RTD	2675468	RTD-lämpötila-anturi	575.00
884X-SHORT	2653346	4-Wire Short	31.00
884X-USB	2675479	RS232-USB-sovitin	165.00
884X-1G	2675534	USB-muisti, 1 Gt	40.00
8845A-EFPT	2742690	Extended Fine Point Tip -adapterisarja	20.00
8845A-TPIT	2742683	IC Tip -mittapäät	15.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms -päivitys	142.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms-ohjelmisto + kaapeli (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
RS43	946470	RS232 Kaapeli (2 m)	89.00
TL2X4W-PTII	2826215	2x4-johdin ohm-mittausjohdot, 2 mm:n mittakärki	80.00
TL2x4W-TWZ	2723629	2x4-johdin ohm-mittausjohdot, pinsettimitäpäätä	100.00
Y8021	708289	IEEE-488 Suojattu liitäntäkaapeli 1m	458.00
Y8022	708297	IEEE-488 Suojattu liitäntäkaapeli 2m	535.00
Y8846S	2675518	Kiinnitysteliesarja (8845A/8846A)	125.00
Y8846D	2771721	Kiinnitysteliesarja, kaksi (8845A/8846A)	170.00
Auto			
Fluke 88V/A	2117440	Autoyleismittari, Combo-paketti	713.00
Pihtimittarit			
Fluke 323	4152628	True RMS AC-pihtimittari, 400A	138.00
Fluke 324	4152637	True RMS AC-pihtimittari, 400A	180.00
Fluke 325	4152643	True RMS AC/DC -pihtimittari, 400A	244.00
Fluke 353	2840252	True RMS AC/DC -pihtimittari, 2000A	652.00
Fluke 355	2840265	True RMS AC/DC -pihtimittari, 2000A	815.00
Fluke 365	3790607	True RMS AC/DC -pihtimittari irrotettavalla pihtiosalla, 200A	271.00
Fluke 368 FC	4709907	Vuotovirtapihtimittari, FC-yhteensopiva, leukojen aukeama 40mm	724.00
Fluke 369 FC	4709934	Vuotovirtapihtimittari, FC-yhteensopiva, leukojen aukeama 61mm	724.00
Fluke 373	3790564	True RMS AC -pihtimittari, 600A	271.00
Fluke 374FC	4696001	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A	380.00
Fluke 375FC	4695932	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A	455.00
Fluke 376FC	4695861	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 1000A + iFlex	517.00
Fluke 381	3610452	True RMS AC/DC -pihtimittari irrotettavalla näytöllä, 1000A	608.00
Fluke 902 FC	4695814	Fluke 902 FC langaton True-RMS LVIS-pihtimittari	305.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR-lämpömittari, pihtimittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	265.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Yleismittari/pihtimittari -paketti	350.00
Fluke i2500-18	3676405	iFlex -lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 18 tuumaa	141.00
Fluke i2500-10	3676410	iFlex -lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 10 tuumaa	141.00
H3	1608458	Vyökotelot (330-sarja)	47.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Testerit			
Fluke 1000FLT	4472387	Lampputesteri	250.00
T6-1000/EU	4910257	Sähkötesteri FieldSense™ teknologialla, EU	279.00
T6-600/EU	4910322	Sähkötesteri FieldSense™ teknologialla, EU	219.00
H-T6	4910585	T6-vyölaukku	36.00
Fluke T5-600	659612	Testeri, 600V	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Testeri, IR-lämpömittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	267.00
Fluke T5-1000	659570	Testeri, 1000V	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Lisävarustesarja T5-testerille	205.00
Fluke T90	4016945	Jännitteenkoetin	61.00
Fluke T110	4016950	Jännitteenkoetin vaihdettavalla kuormituksella	87.00
Fluke T130	4016961	Jännitteenkoetin LCD-näytöllä & vaihdettavalla kuormituksella	128.00
Fluke T150	4016977	Jännitteenkoetin LCD-näytöllä, resistanssimittauksella & vaihdettavalla kuormituksella	148.00
Fluke 2042	2435038	Kaapelinpaikannuslaite	794.00
Fluke 2042T	2435045	Kaapelinpaikannuslähetin	413.00
Fluke 9040EUR	4014969	Vaihejärjestystesteri	212.00
Fluke 9062	2435077	Moottori- ja vaihejärjestystesteri	195.00
LVD1	4571403	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	37.00
LVD2	2740300	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	41.00
H5	649365	Vyölaukku (Fluke T5)	36.00
Fluke 1AC II	2432932	ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN	32.00
Fluke 1AC II	2432971	Jännitteenkoetin	32.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Volt Alert 5-pack	116.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	1 AC-II jännitteenkoetin 5 kpl	116.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Fluke 2AC 200-1000V (ENG, FIN, SPN, ITA)	30.00
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Fluke 2AC/5 kpl pkt (ENG, FIN, SPN, ITA)	106.00
PRV240	4566209	Tarkistuslaite	164.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Tarkistuslaite/Fluke 117 Digitaalinen yleismittaripaketti	328.00
PRV240FS	4910310	Tarkistuslaite, T6 testerille	164.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	3-pistelaser, punainen säde	206.00
Fluke-3PG	4811469	3-pistelaser, vihreä säde	227.00
Fluke-18OLR	4811504	Ristilinjalaser, 2 punaista sädettä	259.00
Fluke-18OLG	4811491	Ristilinjalaser, 2 vihreää sädettä	319.00
Fluke-18OLG System	4811519	Ristilinjalaser (vihreä säde) ja laservastaanotin	379.00
Fluke-18OLR System	4811528	Ristilinjalaser (punainen säde) ja laservastaanotin	329.00
Fluke-LDR	4811543	Laservastaanotin punaiselle säteelle	92.00
Fluke-LDG	4819919	Laservastaanotin vihreälle säteelle	103.00
PLS-20513	4791765	Kolmijalka teleskooppitoiminnolla 2,9 m	186.00
PLS-20295	4845009	Magneettinen seinäkiinnike malleille 3PR/3PG/18OLR/18OLG	53.00
PLS-20512	4845027	Vakiokolmijalka hissitoiminnolla, 5/8 X 11	111.00
PLS-21502	4919812	Kolmijalka-adapteri malleille 3PR/3PG/18OLR/18OLG	10.00
Laseretäisyyssmittarit			
Fluke 414D	4106830	Laseretäisyyssmittari	140.00
Fluke 419D	4106853	Laseretäisyyssmittari	269.00
Fluke 424D	4106866	Laseretäisyyssmittari	389.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseretäisyyssmittari/IR-lämpötilamittaripaketti	237.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Akkuanalysaattori	2809.00
Fluke BT520	4489981	Akkuanalysaattori	3492.00
Fluke BT521	4489996	Akkuanalysaattori lisäominaisuuksin	3914.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Peruslaitteen mittapäät	341.00
BTL20	4542273	Älykäs mittapääsarja, sis pidennyspalat (ei lämpötila-anturia)	526.00
BTL21	4542286	Älykäs mittapääsarja, sis pidennyspalat ja lämpötila-anturin	654.00
BTL-A	4542258	Jännite/virta-mittapääadapteri	42.00
BC500	4542299	AC-laturi	127.00
BP500	4542300	Lithium-ion akku, 7.4V 3000mAh	106.00
BT500	4561297	mittapää, 10x vaihdettavia mittapäitä, 2 x pitkiä mittakarkisuoja, 2x lyhyitä mittakarkisuoja	127.00
i410	617727	AC/DC-virtapihti (400 A)	275.00
Eristysvastusmittarit			
Fluke 1503	2427883	Eristysvastusmittari	415.00
Fluke 1507	2427890	Eristysvastusmittari	515.00
Fluke 1550C	3665021	Eristysvastusmittari (5kV)	4119.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Eristysvastusmittaripaketti (5kV)	4540.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Eristysvastusmittari (5kV) & IR3000FC	4119.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Eristysvastusmittaripaketti (5kV) & IR3000FC	4540.00
Fluke 1555	3665056	Eristysvastusmittari (10kV)	4540.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Eristysvastusmittaripaketti (10kV)	4959.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Eristysvastusmittari (10kV) & IR3000FC	4540.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Eristysvastusmittaripaketti (10kV) & IR3000FC	4959.00
Fluke 1577	2157280	Yhdistetty eristysvastus-/yleismittari	652.00
Fluke 1587T	2517605	Yhdistetty eristysvastus-/yleismittari (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Moottorien ja moottorikäyttöjen FC vianhakupaketti sis. 9040 ja i400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Yhdistetty FC eristysvastusmittari/yleismittaripaketti sis. IR-lämpötilamittari + virtapihti	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari + i400 virtapihti	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	161.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	264.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	51.00

Asennustesterit

Fluke 1662 SCH	4546944	Sähköasennustesteri	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Sähköasennustesteri	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Sähköasennustesteri	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-pistotulpallinen mittajohto, Schuko (EU)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS-ohjelmisto, PAT	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS-ohjelmisto/Professional, asennustesteri&PAT	778.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	264.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	51.00
ES165X	2104706	Maadoitusresistanssin mittaussiikkisarja (1650-sarja)	163.00
TP165X	2107742	Mittapää testinapilla (1650-sarja)	87.00
TL165X	2107756	Vakiomittausjohdot (1650-sarja)	120.00
ZERO ADAPTER	3261925	Nollausadapteri	42.00

Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS-ohjelmisto, PAT	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS-ohjelmisto/Professional, asennustesteri&PAT	778.00

Maadoitusvastustesterit

Fluke 1630-2 FC	4829532	Maadoitusvastuspihtimittari (FC)	1493.00
Fluke 1630-2	4829515	Maadoitusvastuspihtimittari (ei FC)	1493.00
Fluke 1623-2	4325155	Maadoitusvastustesteri	1468.00
Fluke 1625-2	4325162	Maadoitusvastustesteri	2448.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Maadoitusvastustesteripaketti	2502.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Maadoitusvastustesteripaketti	3591.00
Earth Stake	4325492	Maadoitussauva	67.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Blue	67.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Green	67.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Maadoituksen mittajohtokela 50 m, Red	75.00
C1620	4359042	Kantolaukku	210.00
ES-162P3-2	4359377	Sauva-sarja kolmijohdinmittauksiin	260.00
ES-162P4-2	4359389	Sauva-sarja nelijohdinmittauksiin	380.00

Sisäilmanlaatumittaukset

Fluke 922	2679822	Ilmavirtausmittari	652.00
Fluke 922/Kit	2679831	Fluke 922 ja 30 cm:n Pitot-putki	760.00
Fluke 971	2418208	Lämpötila- ja kosteusmittari	260.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter virtausnopeusanturilla	2345.00
Fluke CO-220	664711	Häkäpitoisuuden mittari	543.00
Fluke RLD2	3387163	Vuodonilmaisin	54.00
CO-205	664714	Näytteenottopumppu	183.00
975VP	2631538	Virtausnopeusanturi	458.00
PT12	2740212	Pitot-putki, 30,48 cm	119.00
Fluke 985	4131397	Hiukkaslaskuri	4283.00

Digitaaliset lämpömittarit

Fluke 51 II	1281142	Lämpömittari, yksikanavainen	337.00
Fluke 52 II	1281139	Lämpömittari, kaksikanavainen	429.00
Fluke 53 II B	3821096	Lämpömittari, yksikanavainen, PC-liitäntä	491.00
Fluke 54 II B	3821081	Lämpömittari, kaksikanavainen, PC-liitäntä	583.00
Fluke 61	1643896	Infrapunalämpömittari	200.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infrapunalämpömittari	97.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infrapunalämpömittari, kaksois-laser	108.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Testerit, IR-lämpömittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseretäisyysmittari/IR-lämpötilamittaripaketti	237.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR-lämpömittari, pihtimittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	265.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Yleismittari/IR-lämpötilamittaripaketti	448.00
Fluke 63	2148281	Infrapunalämpömittari	276.00
Fluke 64 MAX	4856105	Infrapunalämpömittari, 20:1	132.00
Fluke 561	2558118	Yhdistelmälämpömittari	200.00
Fluke 566	2837799	Yhdistelmälämpömittari	425.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke 568	2837806	Yhdistelmälämpömittari	532.00
Fluke 568Ex	4321662	Luonnostaan vaaraton Ex-infrapunalämpömittari	1331.00
Fluke 572-2	4328074	Infrapunalämpömittari	634.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Lämpömittari	128.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Lämpömittari	214.00
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	43.00
H6	2152040	Nylon kotelo (Fluke 63, 66,68 ja 561)	34.00
80PR-60	2148313	RTD-lämpötila-anturi (Fluke 66 ja 68)	78.00

Visuaaliset lämpömittarit			
Fluke VT04	4366444	Visuaalinen infrapunalämpömittari	569.00
Fluke VT04A	4485211	Visuaalinen infrapunalämpömittari	515.00
Fluke charger VT04	4375752	Laturi/verkkolaite VT04:lle	45.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Akku VT04:lle	45.00

Industrial Imaging			
Fluke DS701	4962652	Videoskooppi	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Videoskooppi suurella erottelukyvyllä	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	3.8 mm-kamerapää 1 m varrella, etunäkymällinen kamerapää	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	8.5 mm-kamerapää 3 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	5.5 mm-kamerapää 1 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	8.5 mm-kamerapää 1,2 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	8.5 mm-UV-kamerapää 1 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	9 mm-kamerapää, etunäkymä, 20 m-mittapäakela	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	DS 7XX Kaulahihna	49.00

Lämpökamerat

Thermal Imagers - Performance Series			
Fluke TIS10 9HZ	4697036	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Lämpökamera, kiinteä tarkennus	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3699.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3999.00
Fluke TIS75 9Hz	4754437	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	3999.00

Thermal Imagers - Professional Series			
Fluke Ti200 9Hz	4335298	Lämpökamera, 9Hz	5299.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Lämpökamera, 60Hz	5299.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Lämpökamera, 9Hz	5699.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Lämpökamera, 60Hz	5699.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Lämpökamera; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Lämpökamera; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Lämpökamera, 9Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Lämpökamera, 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Lämpökamera; 320x240; 9 Hz	7099.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Lämpökamera; 320x240; 60 Hz	7099.00
Fluke Ti450 9Hz	4764729	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	8199.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Lämpökamera, manuaalinen tarkennus	8199.00
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	PRO-Lämpökamera, 9 Hz	8299.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	PRO-Lämpökamera, 60Hz	8299.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Lämpökamera SF6-kaasuvuodon ilmaisimella	16999.00
Fluke Ti480 9Hz	4842105	Lämpökamera; 640x480; 9 HZ, SR	13199.00
Fluke Ti480 60Hz	4842086	Lämpökamera; 640x480; 60 HZ, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9HZ	4947332	PRO-Lämpökamera, 9 Hz	13799.00
Fluke Ti480 PRO 60HZ	4947326	PRO Lämpökamera, 60Hz	13799.00

Thermal Imagers - Expert Series			
Fluke TiX500 9Hz	4736664	Lämpökamera; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60Hz	4736635	Lämpökamera; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Lämpökamera; 320 x 240; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Lämpökamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Lämpökamera; 320 x 240; 60 Hz	11199.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Lämpökamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Lämpökamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Lämpökamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Lämpökamera; 640x480; 60 HZ, SR	16299.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Lämpökamera; 640x480; 9 HZ, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Lämpökamera; 320x240; 9 Hz	10999.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Lämpökamera; 320x240; 60 Hz	10999.00
Fluke RSE600 9Hz	4948175	Lämpökamera; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60Hz	4944826	Lämpökamera; 640x480; 60 Hz	15849.00
Fluke 2x lens	4961163	Telelinssi (2x suurennus)	2049.00
Fluke 4x lens	4961188	Telelinssi (4x suurennus)	4579.00
Fluke RSE-MB	4961344	Asennuskiinnike	129.00
Fluke RSE-Stand	4973844	RSE-teline	139.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	Laajakulmalinssi	1029.00

Lisävarusteet lämpökameroille

Ti-Visor2	3996500	Häikäisysuoja (Ti(R) 1xx-sarjalle)	79.00
Ti-Visor3	4335377	Lämpökameran Häikäisysuoja	79.00
Ti-Tripod	3511872	Kolmijalka-adaptteri (TiS/TiRx/TiR/TiR1/TiR27/TiR29/TiR32/Ti9/Ti10/Ti25/Ti27/Ti29/Ti32)	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Kolmijalka-adaptteri (Ti(R) 1xx-sarjalle)	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Lisävaruste kolmijalan Kiinnitykseen	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Telelämpökuvalinssi (TiR27/TiR29/TiR32/Ti27/Ti29/Ti32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Laajakulmalämpökuvalinssi (TiR27/TiR29/TiR32/Ti27/Ti29/Ti32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Telelämpökuvalinssi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Laajakulmalämpökuvalinssi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Telelinssi (4x) malleille TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Makrolinssi (25 mikronia) malleille TiX560, TiX520	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Autolaturi (TiS/TiRx/TiR/TiR1/TiR32/Ti9/Ti10/Ti25/Ti32)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Ladattava akku (TiS/TiRx/TiR/TiR1/Ti9/Ti10/Ti25)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Lisäakku (Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27, Ti1xx/TiR1xx)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Ulkoinen laturiteline (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Säädettävä kaulahihna	30.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Lisävarusteakku	129.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Säädettävä rannehihna	15.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	HDMI videokaapeli	20.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Linssinsuojus	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth kuulokemikrofoni (headset)	79.00

IR-Ikkunat

FLK-050-CLKT	3460346	50 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	(50 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	219.00
Fluke CV300	4326962	3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	295.00
Fluke CV301	4338164	3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus turva-avaimella	309.00
Fluke CV400	4326996	4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	409.00
Fluke CV401	4338173	4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus turva-avaimella	409.00

ScopeMeterit

Teollisuusskooppimittarit

Fluke 123B/EU	4755659	Teollisuus ScopeMeter 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	Teollisuus ScopeMeter 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2288.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2652.00

190-sarjan ScopeMeterit

Fluke 190-204/EU	3894409	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz EU	4581.00
Fluke 190-204/UN	3894411	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz UNI	4990.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz EU+SCC	4990.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	Color ScopeMeter 4-kanavainen 200 MHz UNI+SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz EU	4005.00
Fluke 190-104/UN	3894557	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz UNI	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz EU+SCC	4414.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	Color ScopeMeter 4-kanavainen 100 MHz UNI+SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Color ScopeMeter 2-kanavainen 60 MHz Color	2892.00
Fluke 190-062/UN	4025171	Color ScopeMeter 2-kanavainen 60MHz Color	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Color ScopeMeter 2-kanavainen Color + SCC	3300.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	Color ScopeMeter 2 kanavainen 60MHZ Color + SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color	3557.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke 190-102/UN	4025329	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color + SCC	3557.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color + SCC	3966.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	Color ScopeMeter 2-kanavainen 100MHZ Color + SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/UN	4025472	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color + SCC	4424.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	Color ScopeMeter 2-kanavainen 200MHZ Color + SCC	4424.00
Fluke 190-502/EU	4025623	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz EU	4946.00
Fluke 190-502/UN	4025638	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz Color	5355.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	Color ScopeMeter 2-kanavainen 500 MHz UNI+SCC	5355.00
Fluke 190-504/EU	4419875	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz EU	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz EU+SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Color ScopeMeter 4-kanavainen 500 MHz UNI+SCC	5535.00

Motor Drive Analyzers

Fluke MDA-510	4984691	Moottorikäyttöanalyysointilaite 510, 4 kanavaa, värinäyttö	5675.00
Fluke MDA-550	4984706	Moottorikäyttöanalyysointilaite 550, 4 kanavaa, värinäyttö, PRO	6550.00
SVS-500	5011031	Akselijännitesarja ja magneettialusta	349.00
SB-500	5011046	Kolmen vaihtoharjan sarja SVS-500:lle ja MDA-550:lle	261.00

Lisätarvikkeet ScopeMetereille

AC120	646163	Hauenleuat	47.00
AS400	3894880	Lisävarustesarja VPS400-mittapäille	113.00
BB120	646171	Suojattu banaani/BNC adapteri	52.00
BB120-II	4744369	Suojattu banaani/BNC adapteri	47.00
BHT190	3379374	Mittausadapterit teollisuuden väyliin	368.00
BP120MH	2544081	NiMH Akkupaketti (120-sarja/43B)	103.00
BP190	677390	NiMH Akkupaketti (190-sarja)	207.00
BP290	4025762	Li-ion akkupaketti, Fluke 190 II-sarja	245.00
BP291	3894688	Li-ion akkupaketti, Fluke 190 II-sarja	343.00
C120	646189	Kova kantolaukku (43B/120-sarja)	112.00
C120B	4744391	Pehmeä laukku 120B -sarjalle	141.00
C125	646858	Pehmeä laukku	52.00
C190	677401	Kova laukku (190-sarja)	263.00
C195	677408	Pehmeä laukku	244.00
C290	3894803	Kova kantolaukku	219.00
CS20MA	677393	Sivuvirtavastus 4-20 mA	101.00
EBC290	3894906	Ulkoinen akkulaturi BP29x-akuille	108.00
HC120	646668	Koukkumittapäät	59.00
HC120-II	4744357	Koukkumittapäät	52.00
HC200	2086410	Koukkumittapäät	42.00
HH290	3894844	Ripustuskoukku, Fluke 190 II-sarja	77.00
MA190	1567481	Lisävarustesarja (190-sarja)	464.00
OC4USB	2166266	USB optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	167.00
PM8907/807	624764	Akkulaturi/verkkolaite	125.00
PM8907/808	614039	Verkkolaite/akkulaturi UNIVERSAL (120-sarja)	149.00
PM9080	1641983	RS-232-C optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	277.00
PM9081	916093	Banaani-BNC (naaras) adapteri, 2 kpl	53.00
PM9082	916163	Banaani-BNC (uros) adapteri, 2 kpl	53.00
PM9091	935598	BNC johto turvamalli, 1,5 m, 3 kpl	125.00
PM9092	935601	BNC johto, turvamalli, 0,5 m, 3 kpl	108.00
PM9093	935593	BNC T-kappale, turvamalli, 2 kpl	72.00
PM9096/201	651742	Kapasitiivinen anturi	346.00
RS120-III	4023947	Osittainen täydennyssarja	113.00
RS400	3894867	Osittainen täydennyssarja VPS400-mittapäille	90.00
RS500	4025886	Lisävarustesarja VPS500-sarjan mittapäille	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	FlukeView -ohjelmisto + USB kaapeli + kantolaukku (120-sarja)	477.00
SCC128	2100199	Autolisävarustepaketti (120-sarja)	742.00
SCC198	2100208	Autolisävarustepaketti (190-sarja)	933.00
SCC190	671826	FlukeView-ohjelmisto + USB kaapeli + laukku	668.00
SCC290	3894826	Fluke View -ohjelmisto ja kova kantolaukku	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Suojatut mittajohdot (120/190-sarja)	258.00
STL120-III	4023901	Suojatut mittajohdot	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
TAS90	614187	Autolisävarustesarja (120/190-sarja)	72.00
TRM50	4025864	Läpimenopäite, 50ohm	194.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	1:1 Jännitemittapää, musta, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	10:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	10:1 Jännitemittapää, 1 punainen, 200 MHz, 1,2 m	225.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
VPS212-G	3086286	10:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	10:1 Jännitemittapää, punainen, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	100:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS220-R	3086299	100:1 Jännitemittapää, punainen, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Jännitemittapää	131.00
VPS410-II-B	4276937	Jännitemittapää 500MHz 10:1, sininen	215.00
VPS410-II-G	4276943	Jännitemittapää 500MHz 10:1, harmaa	215.00
VPS410-II-R	4276928	Jännitemittapää 500MHz 10:1, punainen	215.00
VPS410-II-V	4276955	Jännitemittapää 500MHz 10:1, vihreä	215.00
VPS420-R	3894783	Jännitemittapää, 150 MHz, 100:1, 2000V (1000V CAT III maata vasten)	250.00
VPS420-B	4411541	Korkeajännitemittapää, sininen/musta	250.00
VPS420-G	4411565	Korkeajännitemittapää, harmaa/musta	250.00
VPS420-V	4411583	Korkeajännitemittapää, vihreä/musta	250.00
VPS510-R	4025781	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, punainen	215.00
VPS510-B	4025796	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, sininen	215.00
VPS510-G	4025801	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, harmaa	215.00
VPS510-V	4025812	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, vihreä	215.00

Sähkönlaadun analysaattorit

Fluke 345	2584181	Sähkönlaadun pihtimittari	1636.00
Fluke 430-II/MA	4779032	430-II Moottorianalysaattori päivityspaketti	2066.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Sähkönlaadun ja energian analysaattori (kolmivaiheinen), ilman virtapihtejä	4131.00
Fluke 434-II	4116638	Sähkönlaadun ja energian analysaattori (kolmivaiheinen)	4773.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Sähkönlaadun ja energian analysaattori/International	4773.00
Fluke 435-II	4116661	Sähkönlaadun ja energian analysaattori	6128.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Sähkönlaadun ja energian analysaattori (kolmivaiheinen), ilman virtapihtejä	5520.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Sähkönlaadun ja energian analysaattori/International	6129.00
Fluke 437-II	4116692	Sähkönlaadun ja energian analysaattori 400 Hz	8478.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	Sähkönlaadun ja energian analysaattori 400 Hz (ilman virtapihtejä)	7823.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Sähkönlaadun ja energian analysaattori/International	8478.00
Fluke 438-II	4778976	Sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori	7547.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, ilman pihtejä ja FC WiFi SD korttia	6905.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Sähkönlaatu- ja moottorianalysaattori, ilman FC WiFi SD korttia	7547.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energialoggeri, EU/US mallit	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energialoggeri, kansainvälinen malli	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Energialoggeri, perusmalli	2277.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energialoggeri, EU/US kehittynyt malli	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energialoggeri, kansainvälinen kehittynyt malli	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Energialoggeri, kehittynyt malli ilman virtapihtejä	2587.00
Fluke 1736/EUS	4534519	3-vaiheinen tehologgeri, EU/US-versio	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	3-vaiheinen tehologgeri, Basic-versio (ei virtapihtejä)	3933.00
Fluke 1736/INTL	4563550	3-vaiheinen tehologgeri, kansainvälinen versio	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	3-vaiheinen tehologgeri, EU/US-kehittynyt versio	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	3-vaiheinen tehologgeri,kehittynyt versio, Basic-versio (ei virtapihtejä)	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	3-vaiheinen tehologgeri, kansainvälinen kehittynyt versio	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	3618.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	3618.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	3308.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	3618.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	3618.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	3308.00
1742-6/Upgrade	4920964	Päivityspaketti 1742 => 1746	1770.00
1742-8/Upgrade	4920973	Päivityspaketti 1742 => 1748	3273.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	4964.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	4964.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	4653.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	4964.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	4964.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	4653.00
1746-8/Upgrade	4920986	Päivityspaketti 1746 => 1748	1770.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	6207.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	6207.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	5896.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	6207.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	6207.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	5896.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	12027.00
Fluke 1760	2630744	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	13935.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	16481.00
Fluke 1760TR	2637634	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	18387.00
Fluke VR1710	3030923	Yksivaiheinen häiriöjännitetallennin	887.00
C1740	4116762	Kantolaukku 174X ja 43X-II Sähkönlaadun analysaattoreille	209.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
C437-II	4116743	Kova kantolaukku 430 II -sarjalle (pyörillä)	505.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	199.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	6020.00
Lisävarusteet sähkönlaadun työkaluille			
1743/1744 Poleset	3024485	Asennussarja (Fluke 1743/1744)	42.00
3140R	2650136	Pihtivirtamuuntaja, 400 A	407.00
3210-PR-TF-II	4531769	1000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm	632.00
3310-PR-TF-II	4531778	5000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm	844.00
3312-PR-TF-II	4531784	5000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 122cm	1039.00
BP120MH	2544081	NiMH Akkupaketti (120-sarja/43B)	103.00
BE345	2839604	Verkkolaite (Fluke 345)	156.00
BP1730	4389436	Li-ion akkupaketti, 3,7V, 2500mAh (1730)	41.00
C120	646189	Kova kantolaukku (43B/120-sarja)	112.00
C17xx	4637381	FLUKE-17xx Pehmeä kantolaukku	118.00
CS1750	2673962	Pehmeä kantolaukku (Fluke 1750 & 1760)	259.00
1730 Hanger	4358028	Ripustinsarja (1730)	57.00
1730 Cable	4395217	AUX-tulokaapeli (1730)	30.00
1750/Case	2650124	Kova kantolaukku (Fluke 1750)	558.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Lisälisenssi yhdelle PC:lle	1105.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Lisälisenssi PC:lle, rajoittamaton määrä	5526.00
FS17X5-TF-II	4531791	3000A, 4-vaihetta, Fluke-1735 & -1745, ohut lenkkivirtapihtisarja	1627.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A, IP65, 4-vaihetta, Fluke-1743/1744, ohut lenkkivirtapihtisarja	1806.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A, 1-vaihe, Fluke-1735 & 174X, ohut lenkkivirtapihti	407.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adaptteri AUX-tulolle, 173X-sarja	136.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Mittausjohto Fluke 173x; 0.1m	41.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A, 4-vaihetta, 36", ohut lenkkivirtapihtisarja	1623.00
GPS430-II	4693803	GPS-Synkronointimoduuli (430-II-sarja)	1560.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS-Synkronointimoduuli (Fluke 1760)	434.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tuumaa	167.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tuumaa	179.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tuumaa	190.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tuumaa, 3 kpl	485.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tuumaa, 3 kpl	516.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tuumaa, 3 kpl	548.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 tuumaa, 4 kpl	632.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 tuumaa, 4 kpl	675.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 tuumaa, 4 kpl	717.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Yksivaiheinen mini-virtapihtisarja	475.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	546.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Nelivaiheinen virtapihtisarja	734.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-vaiheinen 5A/50A Minivirtapihtisarja	475.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	546.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Nelivaiheinen virtapihtisarja	734.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	546.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Nelivaiheinen virtapihtisarja	734.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL virtapihti	215.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL virtapihti, 3 kpl	601.00
i400	2277225	AC-virtapihti (400 A)	165.00
i400s	2277202	AC-virtapihti (400 A)	296.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	6000A, Fluke 430-sarja, ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61 cm, 4 kpl	410.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	6000A, Fluke 430-sarja, ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61 cm, 4 kpl	1248.00
i5s	2508467	AC-virtapihti (5 A), 1 kpl	550.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A virtapihti	326.00
i5sPQ3	2457508	AC-virtapihti (5 A), 3 kpl	1323.00
IEEE519/REPORT	4589748	Ohjelmistolisenssi IEEE519-raportoinnille	527.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Magneettimittapäät 4mm banaani liittimillä, 4 kpl	94.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB / Serial RS232 Adapteri	47.00
OC4USB	2166266	USB optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	167.00
PM9080	1641983	RS-232-C optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	277.00
TLS430	2157713	Mittausjohdot ja hauenleuat (4 mustaa, 1 vihreä) - 430-sarja	132.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Virtapihti 10A/1A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Virtapihti 50A/5A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Virtapihti 200A/20A (Fluke 1760)	395.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 45cm (18in)	463.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 61cm (24in)	463.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 91cm (36in)	909.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, hauenleuka, punainen	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3m	40.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	321.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Sivuvirtavastus AC/DC 20mA (Fluke 1760)	332.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Jännitemittapää 10V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Jännitemittapää 100V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Jännitemittapää 400V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Jännitemittapää 600V (Fluke 1760)	315.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Jännitemittapää 1000V (Fluke 1760)	500.00
VL1735/45	3276205	4-vaiheinen jännitemittajohtosarja, Fluke-1735/45	248.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	IP65 luokiteltu jänniteliitin	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlex 1500A, IP65, 60 cm	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlex 1500A, IP65, 60 cm, 3 kpl	523.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlex 1500A, IP65, 60 cm, 4 kpl	698.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	iFlex 3000A, IP65, 60 cm	218.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlex 3000A, IP65, 60 cm, 3 kpl	523.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlex 3000A, IP65, 60 cm, 4 kpl	698.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	iFlex 6000A, IP65, 90 cm	261.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlex 6000A, IP65, 90 cm, 3 kpl	610.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlex 6000A, IP65, 90 cm, 4 kpl	784.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlex jatkokaapecti, 5m	131.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Mittausjohdot, 1000V CAT III, ei-pinottava, 0,18 m, pun&musta	35.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Ripustinsarja	62.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS Vastaanotin	336.00
F17XX Cable Markers	4921140	Mittajohdot merkintäsarja malleille, 05MM	52.00
MP1-3R/1B	4944790	Magneettimittapää 4mm:n banaaniliittimiin, 3 punaista & 1 musta	87.00

Värähtelytesterit

Fluke 805	4094385	Värähtelymittari	1784.00
Fluke 805 FC	4489229	Värähtelymittari sis. Fluke Connect	1784.00
Fluke 805/ES	4636786	Ulkoinen värähtelyanturi	1060.00
Fluke 810	3542635	Värähtelytesteri	9571.00
Fluke 820-2	4550041	LED -stroboskooppi	907.00
Fluke 830	4454396	Laserlinjaus-mittalaite	7241.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magneettianturi	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Välikesarja	835.00
810S	3530828	Värähtelyanturi	1445.00
810QDC	3530837	Anturikaapeli (pikairoituksella)	151.00
810SMM	3530862	Anturin magneettikiinnitin	212.00
810SMP	3530855	Anturin kiinnitysalusta (10 kpl)	29.00
SBP-810	3530843	Akkupaketti	269.00
Fluke-810PA	3986002	AC-verkkolaite kansainvälisillä pistokkeilla	85.00

Prosessikalibraattorit

700-sarjan prosessikalibraattori

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3875.00
Fluke 705	665091	Virtasilmukkakalibraattori	780.00
Fluke 707	1617262	Virtasilmukkakalibraattori	897.00
Fluke 707Ex	2032187	Virtasilmukkakalibraattori	1261.00
Fluke 709	4234350	Tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori	890.00
Fluke 709H	4234361	HART-tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori	1432.00
Fluke 710	4991049	HART-toiminnolla varustettu mA -kalibraattori venttiilitestaukseen	2159.00
Fluke 712B	4387857	RTD-Lämpötilakalibraattori	1105.00
Fluke 714B	4387869	TC-Lämpötilakalibraattori	1131.00
Fluke 715	620101	Volt/mA kalibraattori	1272.00
Fluke 717 1G	2547166	Painekalibraattori -68,9...68,9mbar (-1...1 PSI)	1444.00
Fluke 717-15G	4058808	Painekalibraattori, -850mbar...1 bar (-12...15 PSI)	1444.00
Fluke 717 100G	1630430	Painekalibraattori, -850mbar...7 bar (-12...100 PSI)	1444.00
Fluke 717 30G	662897	Painekalibraattori, -850mbar...2 bar (-12...30 PSI)	1498.00
Fluke 717 300G	2547175	Painekalibraattori, -850mbar...20 bar (-12...300 PSI)	1444.00
Fluke 717 500G	2547182	Painekalibraattori, 0...34,7 bar (0...500 PSI)	1444.00
Fluke 717 1000G	2547194	Painekalibraattori, 0...69 bar (0...1000 PSI)	1444.00
Fluke 717 1500G	2547203	Painekalibraattori, 0...103,4 bar (0...1500 PSI)	1600.00
Fluke 717 3000G	2547215	Painekalibraattori, 0...207 bar (0...3000 PSI)	1600.00
Fluke 717 5000G	2547232	Painekalibraattori, 0...345 bar (0...5000 PSI)	1600.00
Fluke 717-10000G	4058813	Painekalibraattori, 0...690 bar (0...10000 PSI)	1600.00
Fluke 718 30G	665075	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...2 bar (-12...30 PSI)	2718.00
Fluke 718 1G	2547148	Painekalibraattori pumpulla -68,9...68,9mbar (-1...1 PSI)	2831.00
Fluke 718 100G	665080	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...7 bar (-12...100 PSI)	2718.00
Fluke 718 300G	2547153	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...20 bar (-12...300 PSI)	2823.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 2 bar (30 PSI)	3496.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 7 bar (100 PSI)	3496.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 20 bar (300 PSI)	3496.00
Fluke 719 30G	3315332	Painekalibraattori sähköpumpulla, 2 bar (30 PSI)	3604.00
Fluke 719 100G	3315344	Painekalibraattori sähköpumpulla, 7 bar (100 PSI)	3604.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Painekalibraattori sähköpumpulla, 2 bar	3200.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Painekalibraattori sähköpumpulla, 10 bar	3200.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Painekalibraattori sähköpumpulla, 20 bar	3200.00
Fluke 720URTD	4382695	Yleismallinen RTD-adapteri malleille 721, 721Ex ja 719PRO	167.00
Fluke-721-1601	4353241	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...6,9 bar	2029.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke-721-1603	4353283	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...20 bar	2029.00
Fluke-721-1605	4353327	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...34 bar	2029.00
Fluke-721-1610	4353366	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...69 bar	2029.00
Fluke-721-1615	4353401	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...103 bar	2029.00
Fluke-721-1630	4353447	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...200 bar	2029.00
Fluke-721-1650	4353486	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...345 bar	2029.00
Fluke-721-3601	4353252	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...6,9 bar	2029.00
Fluke-721-3603	4353290	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...20 bar	2029.00
Fluke-721-3605	4353330	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...34 bar	2029.00
Fluke-721-3610	4353375	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...69 bar	2029.00
Fluke-721-3615	4353412	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...103 bar	2029.00
Fluke-721-3630	4353458	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...200 bar	2029.00
Fluke-721-3650	4353499	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...345 bar	2029.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 6,9 bar	2652.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 20 bar	2652.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 24,5 bar	2652.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 69 bar	2652.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 103,4 bar	2652.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 200 bar	2652.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 345 bar	2652.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 6,9 bar	2652.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 20 bar	2652.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 24,5 bar	2652.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 69 bar	2652.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 103,4 bar	2652.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 200 bar	2652.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 345 bar	2652.00
Fluke 724	1553041	Lämpötilakalibraattori	2373.00
Fluke 725	664133	Monitoimikalibraattori	3314.00
Fluke 725Ex	2098179	Luonnostaan vaaraton monitoimikalibraattori	4052.00
Fluke 726	2452080	Monitoimikalibraattori	3795.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automaattinen painekalibraattori , w/FC (2 Bar)	8593.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automaattinen painekalibraattori, w/FC (10 Bar)	8593.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automaattinen painekalibraattori, w/FC (20 Bar)	8593.00
Fluke 729 30G	4856990	Automaattinen painekalibraattori (2 Bar)	8383.00
Fluke 729 150G	4856983	Automaattinen painekalibraattori (10 Bar)	8383.00
Fluke 729 300G	4856976	Automaattinen painekalibraattori (20 Bar)	8383.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Automaattinen painekalibraattori, w/DPC Track2 Bundle	9760.00
Fluke 753 EU	4411027	Dokumentoiva prosessikalibraattori	5474.00
Fluke 754 EU	4400387	Dokumentoiva prosessikalibraattori	6898.00
Fluke 771	2646347	Process mA-pihtimittari	575.00
Fluke 772	3362352	Process mA-pihtimittari	820.00
Fluke 773	3362365	Process mA-pihtimittari	1090.00
Fluke 787B	4777186	Process Meter	1037.00
Fluke 789/E	3977194	ProcessMeter	1165.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	ProcessMeter-yleismittari ja FC-adapteri	1098.00
Painemoduulit			
Fluke-700G01	4353523	Painemittari, -10"...10" WC (27mbar)	756.00
Fluke-700G02	4353538	Painemittari, -30"...30" WC (69mbar)	756.00
700G04	4096972	Painemittari, +/- 1 bar	770.00
700G05	4097514	Painemittari, 2 bar	770.00
700G06	4097538	Painemittari, 6,9 bar	770.00
700G07	4097561	Painemittari, 34 bar	770.00
700G08	4097592	Painemittari, 69 bar	770.00
700G27	4097545	Painemittari, 20 bar	770.00
700G29	4097605	Painemittari, 200 bar	779.00
700G30	4097610	Painemittari, 345 bar	779.00
700G31	4097622	Painemittari, 690 bar	779.00
Fluke-700GA4	4353545	Painemittari, absoluuttipaine, 1 bar	756.00
Fluke-700GA5	4353550	Painemittari, absoluuttipaine, 2 bar	756.00
Fluke-700GA6	4353561	Painemittari, absoluuttipaine, 6,9 bar	756.00
Fluke-700GA27	4353577	Painemittari, absoluuttipaine, 20 bar	756.00
700HTPK	4124358	Hydrauliikkapumppusarja, 0...690 bar	1175.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Premium hydrauliikkapumppusarja	1539.00
Fluke 700MTH	4623345	Paineletku, premium, metrinen-järjestelmä	566.00
Fluke 700M20TH	4623338	Paineletku, premium, M20	566.00
700PCK	100062	Painemoduulin kalibrintipaketti	1412.00
Fluke 700PTPK	4124364	Hydrauliikkapumppusarja, 0...41 bar	616.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Premium pneumatiikkapumppusarja	1422.00
700G/TRACK	4123225	Tiedonkeruuhjelmisto ja kaapeli	431.00
Fluke-700RG05	4353589	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 2 bar	797.00
Fluke-700RG06	4353592	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 6,9 bar	797.00
Fluke-700RG07	4353605	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 34 bar	797.00
Fluke-700RG08	4353610	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 69 bar	797.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Fluke-700G10	4353654	Painemittari, 140 bar	756.00
Fluke-700RG29	4353622	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 200 bar	864.00
Fluke-700RG30	4353631	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 345 bar	864.00
Fluke-700RG31	4353646	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 690 bar	864.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Painelähettimen premium-testausletku	566.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Painelähettimen premium-testausletkusarja	673.00
750P00	4352270	Painemuoduuli (0 - 2.5 mbar)	1653.00
750P01	4352281	Painemuoduuli (0 - 25 mbar)	1277.00
750P02	4352750	Painemuoduuli (0 - 70 mbar)	1277.00
750P22	4352296	Painemuoduuli (0 - 70 mbar)	1277.00
750P03	4352738	Painemuoduuli (0 - 350 mbar)	1277.00
750P23	4352308	Painemuoduuli (0 - 350 mbar)	1277.00
750P04	4352313	Painemuoduuli (0 - 1 bar)	1277.00
750P24	4352324	Painemuoduuli (0 - 1 bar)	1277.00
750P05	4352336	Painemuoduuli (0 - 2 bar)	1277.00
750P06	4352349	Painemuoduuli (0 - 7 bar)	1277.00
750P27	4352351	Painemuoduuli (0 - 20 bar)	1277.00
750P07	4352360	Painemuoduuli (0 - 35 bar)	1277.00
750P08	4352372	Painemuoduuli (0 - 70 bar)	1277.00
750P09	4352385	Painemuoduuli (0 - 100 bar)	1277.00
750P2000	4352397	Painemuoduuli (0 - 140 bar)	1277.00
750P29	4352403	Painemuoduuli (0 - 200 bar)	2026.00
750P30	4352415	Painemuoduuli (0 - 340 bar)	2026.00
750P31	4352426	Painemuoduuli (0 - 700 bar)	2026.00
750PA3	4352432	Painemuoduuli (0 - 350 mbar)	1469.00
750PA4	4352444	Painemuoduuli (0 - 1 bar)	1469.00
750PA5	4352459	Painemuoduuli (0 - 2 bar)	1469.00
750PA6	4352467	Painemuoduuli (0 - 7 bar)	1469.00
750PA27	4352471	Painemuoduuli (0 - 20 bar)	1469.00
750PA7	4352480	Painemuoduuli (0 - 35 bar)	1469.00
750PA8	4352498	Painemuoduuli (0 - 70 bar)	1440.00
750PA9	4352500	Painemuoduuli (0 - 100 bar)	1440.00
750PV3	4352517	Painemuoduuli (-350 mbar)	1440.00
750PV4	4352521	Painemuoduuli (-1 bar)	1440.00
750PD2	4352539	Painemuoduuli (-70 - 70 mbar)	1440.00
750PD3	4352542	Painemuoduuli (-350 - 350 mbar)	1440.00
750PD10	4352556	Painemuoduuli (-700 - 700 mbar)	1440.00
750PD4	4352563	Painemuoduuli (-1 - 1 bar)	1440.00
750PD5	4352574	Painemuoduuli (-1 - 2 bar)	1440.00
750PD50	4352588	Painemuoduuli (-1 - 3.5 bar)	1440.00
750PD6	4352595	Painemuoduuli (-1 - 7 bar)	1440.00
750PD7	4352602	Painemuoduuli (-1 - 14 bar)	1440.00
750PD27	4352616	Painemuoduuli (-1 - 20 bar)	1440.00
750R04	4352625	Painemuoduuli (0 - 1 bar)	1440.00
750R06	4352633	Painemuoduuli (0 - 7 bar)	1440.00
750R27	4352640	Painemuoduuli (0 - 20 bar)	1440.00
750R07	4352657	Painemuoduuli (0 - 35 bar)	1440.00
750R08	4352669	Painemuoduuli (0 - 70 bar)	1440.00
750R29	4352678	Painemuoduuli (0 - 200 bar)	2163.00
750R30	4352684	Painemuoduuli (0 - 340 bar)	2163.00
750R31	4352691	Painemuoduuli (0 - 700 bar)	2163.00
750RD5	4352706	Painemuoduuli (-1 - 2 bar)	1619.00
750RD6	4352714	Painemuoduuli (-1 - 7 bar)	1619.00
750RD27	4352723	Painemuoduuli (-0.8 - 20 bar)	1619.00
750P01Ex	4558658	Ex Painemuoduuli (0 - 25 mbar)	2467.00
750P24Ex	4558686	Ex Painemuoduuli (0 - 1 bar)	2467.00
750P05Ex	4558664	Ex Painemuoduuli (0 - 2 bar)	2467.00
750P06Ex	4558673	Ex Painemuoduuli (0 - 7 bar)	2467.00
750P27Ex	4558699	Ex Painemuoduuli (0 - 20 bar)	2467.00
750P09Ex	4558725	Ex Painemuoduuli (0 - 100 bar)	2467.00
750P29Ex	4558702	Ex Painemuoduuli (0 - 200 bar)	4215.00
750PA4Ex	4558716	Ex Painemuoduuli (0 - 1 bar)	2673.00
Prosessikalibraattoritarvikkeet			
700HTH-1	2811795	Hydrauliletku	944.00
700ILF	1566730	Nesteenerotin	108.00
700LTP-1	2811763	Matalapainepumppu	1007.00
700-IV	202561	Virtasuntti	499.00
700PMP	617131	Painepumppu (10 bar)	704.00
700PRV-1	2811808	Paineenvapausventtiili, 700HTP	1135.00
700PTP-1	2811774	Pneumatiikkapumppu	907.00
700SC	667425	Sarjaliitántäkaapeli (Fluke 725/725Ex/726)	238.00
700TC1	620119	Termopariminiliitinsarja (10 tyyppiä)	145.00
700TC2	620127	Termopariminiliitinsarja (5 tyyppiä)	119.00
Fluke 720RTD	4366669	RTD-lämpötilamittapää malleille 721, 721Ex ja 719PRO	267.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
787CAL 230	662996	Kalibrintimoduuli (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Akkulaturi	323.00
BE9005 240	946652	Verkkolaite	299.00
BP7235	668225	NiMH-akusto	259.00
C700	606928	Kova laukku (700-sarja)	359.00
C789	946694	Pehmeä kantolaukku mittareille	201.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	264.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	161.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulipumppu	1158.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	51.00
BP7240	4022220	Li-ion akkupaketti 753/754	176.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2-ohjelmisto	3459.00
BC7240	4022655	Akkulaturi (753/754)	50.00
HART Drywell Cable	2111088	Cable kit, Hart drywellcontrol	167.00
Fluke-71x	3345825	Letkusarja	105.00
Fluke 700TLK	3829398	Mittajohtosarja	142.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	709H/TRACK -ohjelmisto ja kaapeli	457.00
Fluke 720URTD	4382695	Yleismallinen RTD-adapteri malleille 721, 721Ex ja 719PRO	167.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	89.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Nesteen-/lianeroitin 718 ja 719Pro-kalibraattoreille	326.00

Yleistarvikkeet

Hauenleuat, mittausjohdot ja johtosarjat			
AC175	4101772	Hauenleuat	30.00
AC220	1610103	SureGrip-hauenleuat	48.00
AC280	1610115	SureGrip-koukkumittapäät	38.00
AC283	1610144	SureGrip-kaksoiskoukut	43.00
AC285	1610159	SureGrip-hauenleuat	24.00
AC285-FTP	4073928	Hauenleuat ja adapterit FTP-1 ja FTPL1 mittapäille	28.00
AC288	4617784	SureGrip™-riviliitinmittapää	38.00
AC87	1278079	Mittapäät	50.00
AC89	873448	Eristeen läpi mittaava piikki, 1kpl	56.00
BP980	1616807	Kaksoisbanaaniliitin	57.00
FTP-1	3869437	Sulakkeelliset mittapäät	99.00
FTPL-1	3869443	Sulakkeelliset mittapäät ja mittajohdot	109.00
H900	1616818	Mittajohtoteline	34.00
Leadwrap	4083525	Johto/kaapelisiteet, 3 kpl/paketti	9.00
T5-Kit	3971169	T5-lisävarustepaketti	55.00
T5-RLS	4089137	Mittausjohtosarja T5-600 ja T5-1000 testereille	24.00
TL175	3521976	Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä	30.00
TL175E	3565554	TL175, Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä & 4mm:n irrotettavalla adapterilla	33.00
TL220-1	3971178	SureGrip-johtosarja teollisuuskäyttöön	83.00
TL221	2003602	SureGrip-jatkojohtosarja	37.00
TL222	2003616	SureGrip-silikonimittausjohdot	37.00
TL223-1	3971184	Suregrip-johtosarja sähkömittauksiin	76.00
TL224	1610198	SureGrip-silikonimittausjohdot	33.00
TL225-1	3971191	SureGrip-johtosarja tuloimpedanssin muuntimella	110.00
TL238	2132831	SureGrip-mittapääsarja	83.00
TL27	668571	Mittausjohdot, banaanipäät	38.00
TL40	1590606	Mittajohdot säädettävällä mittakärjellä	55.00
TL71-1	3971207	Mittausjohdot	30.00
TL75-1	3971218	Mittausjohdot	25.00
TL76	2032684	Monitoimimittausjohtosarja	43.00
TL80A-1	3971229	Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, vakiosarja	79.00
TL81A	1277073	Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, de luxe	165.00
TL910	1616632	Vaihtokärkiset mittajohdot	76.00
TL930	1616671	Banaani/banaani välijohto (60 cm)	19.00
TL932	1616680	Banaani/banaani välijohto (90 cm)	21.00
TL935	1616698	Välijohtosarja (60, 90, 120 cm)	63.00
TL940	1616705	Minikoukku mittajohdot	21.00
TL950	1616710	Minikaksoiskoukku mittajohdot	38.00
TL960	1616722	Microkoukku mittajohdot	21.00
TL970	1616793	Koukku- ja kaksoiskoukku mittapääsarja	79.00
TLK1550-RTL	4112351	10kV:n hauenleuat kiinteillä mittausjohdoilla	239.00
TLK220	2097022	SureGrip mittapääsarja	153.00
TLK-225	3971234	SureGrip varustesarja	165.00
TLK281-1	3971241	SureGrip-johtosarja autokäyttöön	146.00
TLK-282-1	3971252	SureGrip Deluxe johtosarja automittauksiin	186.00
TLK287	3045631	Mittausjohtosarja sähkömittauksiin	175.00
TLK289	3092521	Mittausjohtosarja teollisuuskäyttöön	175.00
TLK290	2435092	Mittapääsarja	65.00
TLK291	2435108	Sulakkeelliset mittapäät	65.00
TP1-1	3971265	Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin	19.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
TP175	3521983	Twist Guard -mittapäät 2 mm:n mittauskärjellä	21.00
TP175E	3565568	TP175 TwistGuard -mittapäät 2mm:n mittauskärjellä ja 4mm:n adapterilla	23.00
TP2-1	3971283	Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin	21.00
TP220-1	3971276	SureGrip-mittapäät	21.00
TP38	1541636	Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin, kärjen pituus alle 4 mm, 2 kpl	19.00
TP74	1541649	Mittauskärjet 4 mm, jousikuormitteiset, banaaniliittimiin, 2 kpl	21.00
TP80	873455	Mittauskärjet banaaniliittimiin, 2 kpl	41.00
TP912	1616644	Vaihtokärjet TL-910:lle	38.00
TP920	1616659	Mittapääsarja	55.00

Virtapihdit			
80i-110s	114519	AC/DC-virtapihti oskilloskoopeille (100 A)	779.00
i1000s	1568487	AC-virtapihti (1000 A)	660.00
i1010	617735	AC/DC-virtapihti (1 000 A)	474.00
i1010 Kit	2096998	AC/DC-virtapihti (1000A) + pehmeä kantolaukku	484.00
i200	664755	AC-virtapihti (200 A)	165.00
i2000 flex	2584912	AC-virtapihti (2000 A)	330.00
i200s	664760	AC-virtapihti (200 A)	275.00
i30	2584920	AC/DC-virtapihti (30A)	440.00
i3000 flex-4PK	2696367	AC-virtapihti (3000 A), 4-kpl	1323.00
i3000s	657202	AC-virtapihti (3000 A)	794.00
i3000s flex-24	2584888	AC-virtapihti (3000A), 610 mm	506.00
i3000s flex-36	2584901	AC-virtapihti (3000A), 915 mm	606.00
i30s	2584935	AC/DC-virtapihti (30A)	606.00
i310s	2840309	AC/DC-virtapihti (300 A)	363.00
i400	2277225	AC-virtapihti (400 A)	165.00
i400s	2277202	AC-virtapihti (400 A)	296.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Current Clamp (1750)	387.00
i410	617727	AC/DC-virtapihti (400 A)	275.00
i410 Kit	2097005	AC/DC-virtapihti (400A) + pehmeä kantolaukku	319.00
i6000s flex-24	2840311	AC-virtapihti (6000 A)	660.00
i6000s flex-36	2840327	AC-virtapihti (6000 A)	771.00
i800	2840283	AC-virtapihti (800 A)	237.00

Lämpötilan mittausmoduulit ja termoelementtianturit			
80AK-A	2747812	Termoparisovitin	35.00
80BK-A	2747801	K-tyypin lanka-anturi yleismittariin banaaniliittimillä	39.00
80CJ-M	833046	Termopariminiliitin, 2 kpl (J-tyyppi)	26.00
80CK-M	779942	Termopariminiliitin, 2 kpl (K-tyyppi)	26.00
80PJ-1	1288191	Lanka-anturi (J-tyyppi)	28.00
80PJ-9	1288218	Puikkoanturi (J-tyyppi)	71.00
80PJ-EXT	1288234	Jatkojohto (J-tyyppi)	64.00
80PK-1	750422	Lanka-anturi (K-tyyppi)	37.00
80PK-10	3439199	Putkenlämpöanturi (K-tyyppi)	217.00
80PK-11	2724500	Velcro-tarrakiinnitteinen lämpötila-anturi	42.00
80PK-18 Kit	3448859	Putkenlämpöanturi paketti	352.00
80PK-22	2098684	Puikkoanturi	108.00
80PK-24	2098691	Ilma-anturi	141.00
80PK-25	2098706	Piikkiantanturi	127.00
80PK-26	2098714	Yleisanturi	141.00
80PK-27	2098723	Teräksinen pintalämpötila-anturi	385.00
80PK-3A	874610	Pintalämpöanturi (K-tyyppi)	242.00
80PK-8	200360	Putkenlämpöanturi (K-tyyppi)	197.00
80PK-9	1288229	Puikkoanturi kaasujen ja pintalämpötilojen mittaamiseen (K-tyyppi)	71.00
80PK-EXT	1288241	Jatkojohto (K-tyyppi)	64.00
80PR-60	2148313	RTD-lämpötila-anturi (Fluke 66 ja 68)	78.00
80PT-25	2104397	Piikkianturi	112.00
80PT-EXT	1288252	Jatkojohto (T-tyyppi)	64.00
80T-150UA	3190456	Lämpötilan mittausmoduuli yleismittareille	303.00
80TK	736736	Termoparimuunnin yleismittareille (K-tyyppi)	153.00

Kotelot ja laukut			
C10	897744	Mittarikotelo	29.00
C100	827055	Kova kantolaukku mittareille ja tarvikkeille	77.00
C101	2437514	Kova kantolaukku	71.00
C115	2826063	Pehmeä kantolaukku mittareille	68.00
C116	2826074	Pehmeä kantolaukku mittareille	81.00
C120	646189	Kova kantolaukku (43B/120-sarja)	112.00
C125	646858	Pehmeä laukku	52.00
C12A	930529	Pehmeä kantolaukku mittareille	36.00
C150	4111540	Pehmeä kantolaukku jännite-/jatkuvuustestereille	33.00
C1600	2091049	Kantolaukku mittarille ja varusteille	43.00
C1620	4359042	Kantolaukku	210.00
C190	677401	Kova laukku (190-sarja)	263.00
C195	677408	Pehmeä laukku	244.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
C20	708396	Kova mittarilaukku	72.00
C23	1663209	Pehmeä kantolaukku	29.00
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	61.00
C280	3182785	Pehmeä kantolaukku mittareille	71.00
C33	1664120	Pehmeä kantolaukku	33.00
C345	3311173	Pehmeä -kantolaukku	86.00
C35	2826056	Pehmeä kantolaukku mittareille	49.00
C43	1663230	Pehmeä kantolaukku	91.00
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	43.00
C510	1547885	Nahkainen vyökotelo	85.00
C520A	1629104	Nahkainen vyökotelo testereille	65.00
C550	1547919	Työkalulaukku	143.00
C75	865535	Pehmeä kantolaukku tarvikkeille	20.00
C781	619988	Pehmeä kantolaukku mittareille	105.00
C789	946694	Pehmeä kantolaukku mittareille	201.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase for 75X	91.00
C800	896220	Kova kantolaukku mittareille ja tarvikkeille	78.00
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	43.00
CXT170	3352567	Lujatekoinen kova kantolaukku	185.00
CXT280	3352571	Lujatekoinen kova kantolaukku	185.00
CXT80	3352559	Lujatekoinen kova kantolaukku	185.00
CXT1000	4628917	Kova kantolaukku muotoiltavalla sisuksella	185.00
FLUKEPACK30	4983088	Työkalureppu	169.00
H3	1608458	Vyökotelo (330-sarja)	47.00
H5	649365	Vyölaukku (Fluke T5)	36.00
H6	2152040	Nylon kotelo (Fluke 63, 66,68 ja 561)	34.00
H-T6	4910585	T6-vyölaukku	36.00
H15	4111533	Vyökotelo (T100-sarjan)	32.00
H80M	2138458	Kotelo + Magneettiripustin	45.00

Autoyleismittarin lisävarusteet

BP880	2150594	BNC-kaksoisbanaanipistoke (naaras)	16.00
BP881	2151015	BNC-kaksoisbanaanipistoke (koiras)	20.00
PV350	919811	Painemittausmoduuli	309.00
RPM80	880849	Kierroslukuanturi	105.00
SCC128	2100199	Autolisävarustepaketti (120-sarja)	742.00
SCC198	2100208	Autolisävarustepaketti (190-sarja)	933.00
STL90	201233	Suojatut mittajohdot (120/190-sarja)	258.00
TAS90	614187	Autolisävarustesarja (120/190-sarja)	72.00
TL28A	1273185	Mittausjohtosarja autokäyttöön	63.00
TL82	2150636	Mittapää (uros & naaras) -sarja autokäyttöön	125.00
TP40	1567573	Mittapääneulat autokäyttöön (viisi) (4 mm)	44.00
TP81	2149098	Eristeen läpi mittaava piikki (4 mm)	61.00
TP82	2149080	Eristeen läpi mittaava piikki (2 mm)	58.00
TP88	2149102	Jäykät mittapääneulat	15.00

Muut tarvikkeet

80K-40	382846	Suurjännitemittapää 40 kV	309.00
80K-6	532424	Suurjännitemittapää 6 kV	172.00
EBC290	3894906	Ulkoinen akkulaturi BP29x-akuille	108.00
FOM	200428	Optinen tehomittausmoduuli kuitukaapeleille	610.00
FOS-850	200433	Kuituoptinen valonlähde	368.00
FOS-850/1300	200441	Kuituoptinen valonlähde	901.00
L200	2096346	Mittapään valo	26.00
L205	2098588	Kestävä suuritehoinen xenon-valo	34.00
L206	2098595	Deluxe LED Hat Light -valo	43.00
L210	2096379	Mittapään valo ja pidennyskappale	42.00
L215	2096368	Suregrip varustesarja	97.00
LVD1	4571403	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	37.00
LVD2	2740300	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	41.00
MC50	2092300	MeterCleaner Wipes-puhdistusliinat (50 kpl)	97.00
MC6	2092212	MeterCleaner Wipes-puhdistusliinat (6 kpl)	14.00
PV350	919811	Painemittausmoduuli	309.00
SV225	3100477	Tuloimpedanssimuunnin	74.00
TPAK	1281997	ToolPak, ripustus magneetin tai hihnan avulla	43.00
FL-45 EX	4972422	45 lumenin luonnostaan vaaraton taskulamppu	45.00
FL-120 EX	4972431	120 lumenin luonnostaan vaaraton taskulamppu	69.00
FL-150 EX	4972446	150 lumenin luonnostaan vaaraton taskulamppu	89.00
HL-200 EX	4972410	200 lumenin luonnostaan vaaraton otsalamppu	89.00

Tilaustiedot	Art. nr	Kuvaus	EUR
Sulakkeet			
943121	943121	Sulake, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	4.80
803293	803293	Sulake, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	8.80
830828	830828	Sulake, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	7.90
2279339	2279339	Sulake, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	11.30
740670	740670	Sulake, A:630mA (F), V:250V, IR: 11500A, 5x20 mm	3.70
Ohjelmistot			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	161.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	264.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms-ohjelmisto + kaapeli (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms -päivitys	142.00
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	51.00
SCC120E	646684	FlukeView -ohjelmisto + USB kaapeli + kantolaukku (120-sarja)	477.00
SCC190	671826	FlukeView-ohjelmisto + USB kaapeli + laukku	668.00

Fluke Finland Oy

Pakkalantie 30A

01530 Vantaa

Puh.: 0800 111 862

Fax: 0800 111 858

E-mail: info@fi.fluke.nl

Web: www.fluke.fi

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Finnish

Rev. 35

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

16 Hinnat ovat suositushintoja ALV 0%.