

Yleismittalaitteet ja lisävarusteet

Hinnasto: 01.03.2023

Model	Article Nr.	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	FC langaton digitaalinen yleismittari	423
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Yleismittari/jännitteenkoetin Combopaketti	605
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Yleismittari/lisävaruste Combopaketti	546
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC + TPAK –mittarin lisävarustepaketti	470
FLK-A3000FC	4401588	FC langaton AC-virtapihtimoduuli	272
FLK-A3000FC KIT	4465618	FC langaton A3000-paketti	605
FLK-A3001FC	4459439	FC langaton iFlex AC-virtapihtimoduuli	318
FLK-A3001FC KIT	4465665	FC langaton I300-paketti	651
FLK-A3002FC	4459442	FC langaton AC/DC virtapihtimoduuli	182
FLK-A3003FC	4629295	FC 2000 A DC-pihtimittari	773
FLK-A3004FC	4629301	FC 4-20 mA DC-pihtimittari	909
FLK-T3000FC	4401563	FC langaton K-tyypin lämpötilamoduuli	272
FLK-T3000FC KIT	4465652	FC langaton T3000-paketti	605
FLK-V3000FC	4401556	FC langaton AC-jännitemoduuli	287
FLK-V3000FC KIT	4465641	FC langaton V3000-paketti	605
FLK-V3001FC	4459421	FC langaton DC jännitemoduuli	287
FLK-V3001FC KIT	4467777	FC langaton V3001-paketti	605
Fluke Connect - 3500 Sensor Series			
FLK-3540 KIT UK/EU	5081559		3601
Fluke Connect - Accessories			
FLUKE-IR3000FC	4460436	Liitin, infrapuna, FC	202
Digital Multimeters			
110 Series Multimeters			
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	58
FLUKE-113 EUR	3088053	True RMS -yleismittari	174
FLUKE-114 EUR	2583552	True RMS -yleismittari	236
FLUKE-115 EUR	2583583	True RMS -yleismittari	279
FLUKE-116 EUR	2583601	True RMS -yleismittari	335
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Yleismittari/pihtimittari -paketti	476
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Yleismittari/IR-lämpötilamittaripaketti	431
FLUKE-117 EUR	2583647	True RMS -yleismittari	349
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Yleismittari/pihtimittari -paketti	453
FLUKE-117/PRV240	4636971	Tarkistuslaite/Fluke 117 Digitaalinen yleismittaripaketti	454
170 Series Multimeters			
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	56
FLUKE-175 EDSNF	1592895	True RMS -yleismittari	343
FLUKE-177 EDSNF	1592863	True RMS -yleismittari	415
FLUKE-179 EDSNF	1592839	True RMS -yleismittari	490
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Combo Elektroniikkapaketti	560
FLUKE-179/MAG2 KIT	4869295	Fluke 179 yleismittari + taskulamppu + lisävarusteet	453
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Teollisuuskäyttöön tarkoitettua Fluke 179 yleismittarin IMSK -paketti	606
200 Series Multimeters			
BC500TDMM	4820410	Battery charger for Fluke 279FC	178
C280	3182785	Pehmeä kantolaukku mittareille	96

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	1159
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 Flukeview® Forms Combo Kit	1237
FLUKE-233 EU	3469334	Yleismittari langattomalla näytöllä	493
FLUKE-279FC I/B	4989200	Langaton TRMS yleismittari lämpökameratoiminnolla + iFlex + ylimääräinen akku	1441
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	TRMS yleismittari/lämpökamera & iFlex	1310
FLUKE-287/EUR	3947781	True-RMS -tiedonkeruuyleismittari sähkömittauksiin	897
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyvä ohjelmisto	1052
FLUKE-289/EUR	3947801	True-RMS -tiedonkeruuyleismittari teollisuuskäyttöön	976
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Tiedonkeruuyleismittari ja mittariin liittyvä ohjelmisto	1086
FLUKE-289/IMSK	3449156	Teollisuuskäyttöön tarkoitettun -yleismittarin IMSK -paketti	961
20 Series Multimeters			
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	83
FLUKE-27II/EUR	3947770	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismitari (IP67)	770
FLUKE-28II/EUR	3947820	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu yleismittari	770
FLUKE-28IIEX	4017165	Luonnostaan vaaraton digitaalinen True-RMS-yleismittari	1847
70 Series Multimeters			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Yleismittari	605
80 Series Multimeters			
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	83
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Fluke 87V MAX ja PVLEAD1 MC4 -mittausjohdot -paketti	782
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Yleismittari	642
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Combo teollisuuspaketti	807
FLUKE-87-5/EUR	3947858	True-RMS -yleismittari	671
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Teollisuuskäyttöön tarkoitettu Fluke 87V IMSK -yleismittarin huoltopaketti	779
FLUKE-87V-MAX	5140033	Digitaalinen True-RMS -yleismittari	739
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Fluke 87 MAX E2 -Combo-teollisuuspaketti	872
Clamp Meters			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Fluke 393FC -pihtimittari ja MC4-mittausjohdot -paketti	801
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Fluke 393FC -pihtimittari, IRR1-säteilymittari, MC4-mittausjohdot -paketti	1136
FLUKE-323	4152628	True RMS AC-pihtimittari, 400A	183
FLUKE-324	4152637	True RMS AC-pihtimittari, 400A	237
FLUKE-325	4152643	True RMS AC/DC -pihtimittari, 400A	320
FLUKE-353	2840252	True RMS AC/DC -pihtimittari, 2000A	915
FLUKE-355	2840265	True RMS AC/DC -pihtimittari, 2000A	1110
FLUKE-365/E	3790607	True RMS AC/DC -pihtimittari irrotettavalla pihtiosalla, 200A	381
FLUKE-368 FC	4709907	Vuotovirtapihtimittari, FC-yhteensopiva, leukojen aukeama 40mm	977
FLUKE-369 FC	4709934	Vuotovirtapihtimittari, FC-yhteensopiva, leukojen aukeama 61mm	1016
FLUKE-373/E	3790564	True RMS AC -pihtimittari, 600A	381
FLUKE-374 FC	4696001	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A	544
FLUKE-375 FC	4695932	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 600A	639
FLUKE-376 FC	4695861	AC/DC True RMS FC langaton pihtimittari, 1000A + iFlex	703
FLUKE-377 FC/E	5111858	Fluke 377 FC True-rms-pihtimittari kosketuksettomalla jännitemittauksella ja iFlex-lenkkivirtapihdillä	688
FLUKE-377/E	5225745	Fluke 377 - True-rms-pihtimittari kosketuksettomalla jännitemittauksella ja iFlex-lenkkivirtapihdillä	740

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-378 FC/E	5225723	Fluke 378 FC True-rms-pihtimittari kosketuksettomalla jännitemittauksella, sähkölaadun ilmaisimella ja iFlex-lenkkivirtapihdillä	794
FLUKE-378/E	5225761	Fluke 378 True-rms-pihtimittari kosketuksettomalla jännitemittauksella, sähkölaadun ilmaisimella ja iFlex-lenkkivirtapihdillä	855
FLUKE-381	3610452	True RMS AC/DC -pihtimittari irrotettavalla näytöllä, 1000A	853
FLUKE-393/E	5274939	393 CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari, jossa on iFlex-lenkkivirtapihti	797
FLUKE-393FC/E	5274900	393 FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittari, jossa on iFlex-lenkkivirtapihti	797
FLUKE-902 FC	4695814	Fluke 902 FC langaton True-RMS LVIS-pihtimittari	426
FLUKE-I2500-10	3676410	iFlex-lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 10 tuumaa	197
FLUKE-I2500-18	3676405	iFlex -lenkkivirtapihti 2500A, lenkin pituus 18 tuumaa	197
H3	1608458	Vyökotelo (330-sarja)	61
PVLEAD1	5301188	MC4 -> 4MM mittajohtosarja, musta/punainen	53,56
PVLEAD3	5301195	MC4 aurinkoenergian haaroitusmittajohtosarja	86,77
Bench Multimeters			
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms-ohjelmisto + kaapeli (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms -päivitys	201
Automotive Meters			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Autoyleismittari, Combo-paketti	958
Hand Tools			
IB117KEUR	5195045	Fluke 117, sähköasentajan yleismittari + käsityökalujen aloituspaketti (5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit)	489
IB117L	5133953	Fluke 117, sähköasentajan yleismittari + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	367
IB117M	5133966	Fluke 117, sähköasentajan yleismittari + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	390
IB179K-EDSNF	5134028	Fluke 179, digitaalinen True-RMS-yleismittari + käsityökalujen aloituspaketti (5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit)	612
IB179L-EDSNF	5134004	Fluke 179, digitaalinen True-RMS-yleismittari + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	489
IB179M-EDSNF	5134019	Fluke 179, digitaalinen True-RMS-yleismittari + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	513
IB376KEUR	5195061	Fluke 376 FC -pihtimittari + eristetyt käsityökalut, aloituspaketti (5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit)	819
IB376L	5134134	Fluke 376 FC -pihtimittari + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	710
IB376M	5134141	Fluke 376 FC -pihtimittari + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	734
IB875KEUR	5195050	Fluke 87V, digitaalinen yleismittari + käsityökalujen aloituspaketti (5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit)	795
IB875L	5134096	Fluke 87V -yleismittari teollisuuskäyttöön + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	672
IB875M	5134107	Fluke 87V -yleismittari teollisuuskäyttöön + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	696
IBT6KEUR	5195077	T6-1000-sähkötesteri + käsityökalujen aloituspaketti (5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit)	489
IKPK7	5067392	Fluke Pack30 Professional -työkalureppu + eristetyt käsityökalut, aloituspaketti (5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit)	471
IKPL3	5067377	Eristetyt pihdit, 3 kpl:n paketti, 1000 V	195
IKSC7	5067345	Eristetty ruuvimeisseli, 7 kappaleen paketti, 1000 V (3 talttapäistä, 2 ristipäistä, 2 neliökantaa)	155

Model	Article Nr.	Description	EUR
IKST7	5067389	Eristetyt käsityökalut, aloituspakkaus – 5 eristettyä ruuvimeisseliä ja 3 eristetyt pihdit, 1 000 V	315
INCP8	5067267	Eristetty Lineman-yhdistelmäpihdit, 8 tuumaa, 200 mm, 1000 V	65
INDC8	5067244	Eristetty poikittaisleikkuri, 8 tuumaa, 200 mm, 1000 V	78
INLP8	5067232	Eristetty pitkäkärkinen sivuleikkuri, 8 tuumaa, 200 mm, 1000 V	72
INPP10	5067259	Eristetyt papukajapihdit, nopea säätö, 10 tuumaa, 250 mm, 1000 V	92
IPHS1	5067306	#1 Phillips-ruuvitaltta. Hyväksytty 1000 V:n vaihtovirtaan ja 1500 V:n tasavirtaan.	24
IPHS2	5067314	#2 Phillips-ruuvitaltta. Hyväksytty 1000 V:n vaihtovirtaan ja 1500 V:n tasavirtaan.	30
ISLS3	5067271	Eristetty talttapäinen ruuvimeisseli, 3/32 x 3 tuumaa, 2,5 mm x 75 mm, 1000 V	21
ISLS5	5067280	Eristetty talttapäinen ruuvimeisseli, 5/32 x 4 tuumaa, 4 mm x 100 mm, 1000 V	21
ISLS8	5067298	125 mm:n ruuvitaltta, jossa 6 mm:n talttapää Hyväksytty 1000 V:n vaihtovirtaan ja 1500 V:n tasavirtaan.	30
ISQS1	5067323	Eristetty neliökantaruuvimeisseli nro 1, 4 tuumaa, 100 mm, 1000 V	29
ISQS2	5067338	Eristetty neliökantaruuvimeisseli nro 2, 5 tuumaa, 125 mm, 1000 V	29
RUP8	5081598	Rullattava työkalupussi	26
Electrical Testers			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Fluke 1Ac II Voltalert™ 5-Pack	157
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	1 AC-II jännitteenkoetin 5 kpl	157
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Fluke 2AC/5 kpl pkt (ENG, FIN, SPN,ITA)	145
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Fluke 2AC 200-1000V (ENG, FIN, SPN, ITA)	41
FLUKE-1000FLT	4472387	Lampputesteri	321
FLUKE-1AC-E2-II	2432971	Jännitteenkoetin	41
FLUKE-2042	2435038	Kaapelinpaikannuslaite	1098
FLUKE-2042T	2435045	Kaapelinpaikannuslähetin	571
FLUKE-9040EUR	4014969	Vaihejärjestystesteri	292
FLUKE-9062	2435077	Moottori- ja vaihejärjestystesteri	268
FLUKE-T110	4016950	Jännite-/jatkuuustesteri, jossa kuormitus valittavissa kytkimellä	110
FLUKE-T130	4016961	Jännite- ja jatkuuustesteri, jossa taustavalaistu LCD-näyttö	166
FLUKE-T150	4016977	Jännite- ja jatkuuustesteri LCD-näytöllä ja vastusmittauksella	191
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke-T150 +PRV240 Proving Unit Kit	379
FLUKE-T90	4016945	Jännite- ja jatkuuustesteri	78
H5	649365	Vyölaukku (Fluke T5)	50
H-T6	4910585	T6-vyölaukku	50
LVD1A	4571403	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	49
LVD2	2740300	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	56
PRV240	4566209	Tarkistuslaite	226
PRV240FS	4910310	Tarkistuslaite, T6 testerille	216
T5-1000 EUR1	659570	Tester, 1000V	249
T5-600 EUR1	659612	Tester, 600V	223
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Tester, IR-lämpömittari ja 1AC-II jännitteenkoetin –paketti	362
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Lisävarustesarja T5-testerille	278
T6-1000/EU	4910257	Sähkötester FieldSense™ teknologialla, EU	368
T6-1000PRO/EU	5134758	Fluke T6-1000 PRO –sähkötester	378

Model	Article Nr.	Description	EUR
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	20 %:n alennus Fluke T6-600 -mallista ja 62MAX+ -IR-lämpötilamittarista, 1AC-jännitteennilmaisimesta ja pehmeästä C60-kantolaukusta	419
T6-600/EU	4910322	Sähkötesteri FieldSense™ teknologialla, EU	288
TL1500DC	5313782	Fluke TL1500DC -eristetyt mittausjohdot	40
Laser Levels			
3 point lasers			
PLS 3G KIT	5009378	3-pisteinen lasertyökalusarja, vihreä laser	342
PLS 3G Z	5009369	3-pisteinen lasertyökalu, vihreä laser	286
PLS 3R KIT	5009357	3-pisteinen lasertyökalusarja, punainen laser	289
PLS 3R Z	5009340	3-pisteinen lasertyökalu, punainen laser	230
5 point lasers			
PLS 5G KIT	5009414	5-pisteinen viherlasersarja	459
PLS 5G Z	5009406	5-pisteinen lasertyökalu, vihreä laser	405
PLS 5R KIT	5009391	5-pisteinen lasertyökalusarja, punainen laser	397
PLS 5R Z	5009384	5-pisteinen lasertyökalu, punainen laser	355
Cross line and point lasers			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Ristilinja- ja pistelasersarja, vihreä laser	667
PLS 6G RBP SYS	5116079	Ristilinja- ja pistelaserjärjestelmä, vihreä laser	800
PLS 6G Z	5009461	Ristilinja- ja pistelasertyökalu, vihreä laser	546
PLS 6R RBP KIT	5195802	Ristilinja- ja pistelasersarja, punainen laser	533
PLS 6R RBP SYS	5195833	Ristilinja- ja pistelaserjärjestelmä, punainen laser	667
PLS 6R Z	5009423	Ristilinja- ja pistelasertyökalu, punainen laser	420
Cross line lasers			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Ristilinjalasersarja, vihreä laser	465
PLS 180G RBP SYS	5116093	Ristilinjalaserjärjestelmä, vihreä laser	533
PLS 180G Z	5017287	Ristilinjalasertyökalu, vihreä laser	402
PLS 180R RBP KIT	5195840	Ristilinjalasersarja, punainen laser	373
PLS 180R RBP SYS	5195857	Ristilinjalaserjärjestelmä, punainen laser	465
PLS 180R Z	5017279	Ristilinjalasertyökalu, punainen laser	313
3x360 Lasers			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Kolmitasoinen punasädelaser, peruslaite	353
PLS 3X360R KIT	5114127	Kolmitasoinen punasädelaser, Kit-paketti	565
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Kolmitasoinen viherlaser, peruslaite	439
PLS 3X360G KIT	5114153	Kolmitasoinen viherlaser, Kit-paketti	620
PLS HGI3X360R	5204916	PLS-kotelon lasiosa PLS 3X360R -laitteelle	31
PLS HGI3X360G	5214800	PLS-kotelon lasiosa PLS 3X360G -laitteelle	31
PLS 3X360 MLB	5214817	L-magneettikiinnike, jossa mikro- ja korkeussäätö	59
PLS 3X360 CB	5214821	Kattokiinnike PLS 3X360 MLB -laitteelle	32
PLS 3X360 HC	5221067	PLS 3X360 -Kestävä Ja Kova Kantolaukku	24
Rotary lasers			
Horizontal rotary lasers			
PLS H2 KIT	5022496	Punaisen pyörivän PLS H2 -laserlaitteen sarja, jossa kolmijalka ja vaaituslaatta	1469
PLS H2 Z	5022470	PLS H2, punainen pyörivä lasertyökalu	807
Manual slope rotary lasers			
PLS HV2G KIT	5022520	Vihreä pyörivä PLS HV2G -lasersarja	1960
PLS HV2G Z	5022535	Vihreä pyörivä PLS HV2G -lasertyökalu	1216

Model	Article Nr.	Description	EUR
PLS HV2R KIT	5022558	Punaisen pyörivän PLS HV2R -laserlaitteen sarja, jossa kolmijalka ja vaaituslaatta	1806
PLS HV2R Z	5022501	Punainen pyörivä PLS HV2R -lasertyökalu	1049
Accessories lasers			
PLS BC20	5022618	Latausjohto, PLS RBP10	47
PLS BP5	5031952	BP5-alkaliparistopaketti	56
PLS C18	4985124	Lasertyökalulaukku	109
PLS FS	5031929	Jalusta PLS 3-, 5-, 6 -sarjoille	20
PLS GR16	5022652	Vaaituslaatta, US- ja metrimitat	65
PLS GRT4	5022634	Heijastava magneettimaalitalou, vihreä	17
PLS MLB	5031934	L-magneettikiinnike, PLS 3, 5, 6, 180	58
PLS RBC5	5031965	Latausjohto ja sovittimet RBP5-litiumioniakkuun	17
PLS RBP10	5022607	Ladattava akku, H2 ja HV2	96
PLS RBP5	5023322	Li-ion-akku kannettaville PLS-lasereille, mukana latausjohto ja sovittimet	85
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	RBP5-litiumioniakkupaketti PLS-linja- ja pistelasereihin	72
PLS RC2	5022564	Pyörivän laserin kauko-ohjain	80
PLS RRT4	5022629	Heijastava magneettimaalitalou, punainen	17
PLS WCB10	5022641	Seinä- ja kattokiinnike	122
PLS XLD	5037696	Pyörivä laservastaanotin pihtikiinnityksellä	270
PLS XLD CLAMP	5037709	Pihtikiinnitin	47
PLS-HGI180G	5067797	PLS 180G -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI180R	5042463	PLS 180R -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI3G	5067760	PLS 3G -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI3R	5042439	PLS 3R -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI5G	5067772	PLS 5G -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI5R	5042442	PLS 5R -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI6G	5067785	PLS 6G -laitteen optisen lasin varaosa	32
PLS-HGI6R	5042456	PLS 6R -laitteen optisen lasin varaosa	32
Distance Meters			
FLUKE-417D	5099292	Laseretäisyyssmittari	134
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Paketti, Fluke417D/62Max+, 417D -Laseretäisyyssmittari ja 62Max+ -Infrapunalämpömittari	235
FLUKE-424D	4106866	Laseretäisyyssmittari	526
Battery Analyzers			
Battery Analyzers			
FLUKE-BT510	4489970	Akkuanalysointilaitte	3982
FLUKE-BT520	4489981	Akkuanalysointilaitte	5060
FLUKE-BT520ANG	5104752	BT520 Akkuanalysointilaitte kulmamallin mittapöydällä	6153
FLUKE-BT521	4489996	Akkuanalysointilaitte lisäominaisuuksin	5545
FLUKE-BT521ANG	5104765	BT521 Akkuanalysointilaitte kulmamallin mittapöydällä	6707
Battery Analyzer Accessories			
BC500	4542299	AC-laturi	181
BP500	4542300	Lithium-ion akku, 7.4V 3000mAh	150
BT500-PROBE-TIP	4561297	mittapöytä, 10x vaihdettavia mittapäitä, 2 x pitkiä mittakarkisuojuja, 2x lyhyitä mittakarkisuojuja	181
BTL10	4542264	Peruslaitteen mittapäät	483
BTL20	4542273	Älykäs mittapääsarja, sis. pidennyspalat (ei lämpötila-anturia)	743

Model	Article Nr.	Description	EUR
BTL2OANG	4969588	Akkuanalysoittorin kulmamallin mittapäät	984
BTL21	4542286	Älykäs mittapääsarja, sis pidennyspalat ja lämpötila-anturin	927
BTL-A	4542258	Jännite/virta-mittapääadapteri	59
I410	617727	AC/DC-virtapihti (400 A)	381
Installation Testers			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Yhdistetty FC eristysvastumittari/yleismittaripaketti sis. IR-lämpötilamittari + virtapihti	1284
FLUKE-1503	2427883	Eristysvastusmittari	562
FLUKE-1507	2427890	Eristysvastusmittari	699
FLUKE-1550C	3665021	Eristysvastusmittari (5kV)	5762
FLUKE-1550C FC	4977402	Eristysvastusmittari (5kV) & IR3000FC	5762
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Eristysvastusmittaripaketti (5kV) & IR3000FC	6352
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Eristysvastusmittaripaketti (5kV)	6352
FLUKE-1555	3665056	Eristysvastusmittari (10kV)	6352
FLUKE-1555 FC	4977519	Eristysvastusmittari (10kV) & IR3000FC	6352
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Eristysvastusmittaripaketti (10kV) & IR3000FC	6938
FLUKE-1555/KIT	3665111	Eristysvastusmittaripaketti (10kV)	6938
FLUKE-1577	2157280	Yhdistetty eristysvastus-/yleismittari	886
FLUKE-1587 FC	4691215	Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari	1069
FLUKE-1587 T	2517605	Yhdistetty eristysvastus-/yleismittari (Telecom)	992
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	Yhdistetty FC eristysvastus-/yleismittari + i400 virtapihti	1140
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Moottorien ja moottorikäyttöjen FC vianhakupaketti sis. 9040 ja i400	1424
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke Connect ® ir3000 interface	315
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	226
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	374
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	72
1662 SCH FTT KIT	5317706	FLUKE 1662 SCH -SARJA, ASENNUSTESTERI + TRUTEST ADV	1539
1663 SCH FTT KIT	5317745	FLUKE 1663 SCH -SARJA, ASENNUSTESTERI + TRUTEST ADV	1988
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH ASENNUSTESTERI, SCHUKO + TRUTEST ADV.	2361
1664FC SCH/T150	5338956	Fluke 1664FC -monitoimiasennustesteri - T150 kaupan päälle	1982
1664FC SCH/T6PRO	5318272	Fluke 1664FC -monitoimiasennustesteri - T6-1000 PRO -sähkötesteri kaupan päälle	1982
ES165X	2104706	Maadoitusresistanssin mittauspiikkisarja (1650-sarja)	227
FLK-1662 SCH	4546944	Sähköasennustesteri	1255
FLK-1663 SCH	4546980	Sähköasennustesteri	1713
FLK-1664FC SCH	4547054	Sähköasennustesteri	2133
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-pistotulpallinen mittajohto, Schuko (EU)	79
FLK-FEV300/KIT SCH	5363614	TESTISOVITIN EV-LATAUS W/TYPE 2 -LITIN & 1664FC SCH	2800
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi - Lite - 10 tietokonetta	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi - Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi - Advanced - 10 tietokonetta	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi - Advanced - 5 tietokonetta	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest -ohjelmisto - CD (paitsi lisenssikoodi)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi - Lite	288

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Lite – 5 tietokonetta	1233
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	374
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	72
TL165X	2107756	Vakiomittausjohdot (1650-sarja)	171
TP165X	2107742	Mittapää testinapilla (1650-sarja)	123
ZERO ADAPTER	3261925	Nollausadapteri	56
eMobility testers			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Fluke SMFT-1000/KIT aurinkoenergia-asennustesteripaketti	5499
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Fluke SMFT-1000/PRO aurinkoenergia-asennustesteripaketti	5999
FLK-FEV300/TY2	5347987	TESTISOVITIN EV-LATAUS W/TY2 -LIITIN, INTL	959
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	TESTISOVITIN EV-LATAUS W/TY1 & TY2 -LIITIN, INTL	1099
FLK-FEV300/BASIC	5348008	TESTISOVITIN EV-LATAUS, INTL	600
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	TYYPIN 2 TESTISOVITTIMEN EV-LATAUKSEN PISTOKE, INTL	370
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	TYYPIN 1 LIITIN TESTISOVITIN EV-LATAUKSELLE, INTL	380
Solar Testers			
FLK-IRR1-SOL	5218288	Aurinkosäteilymittari	408
Portable Appliance Testers			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Lite – 10 tietokonetta	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Advanced – 10 tietokonetta	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Advanced – 5 tietokonetta	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest -ohjelmisto – CD (paitsi lisenssikoodi)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Fluke TruTest -ohjelmiston lisenssikoodi – Lite – 5 tietokonetta	1233
Earth Ground Testers			
C1620	4359042	Kantolaukku	285
CABLE REEL 25M BL	4343731	Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Blue	93
CABLE REEL 25M GR	4343746	Maadoituksen mittajohtokela 25 m, Green	93
CABLE REEL 50M RD	4343754	Maadoituksen mittajohtokela 50 m, Red	104
EARTH STAKE	4325492	Maadoitussauva	93
EI-1623	2577115	Selektiivisen/sauvattoman menetelmän virtipihtisarja 1623-testerille	991
EI-1625	2577126	Selektiivisen/sauvattoman menetelmän virtipihtisarja 1625-testerille	1185
EI-162BN	2577159	320mm:n kaapelivirtamuuntaja korkeajännitepylväiden selektiivisiin mittauksiin	2970
ES-162P3-2	4359377	Sauva-sarja kolmijohdinmittauksiin	356
ES-162P4-2	4359389	Sauva-sarja nelijohdinmittauksiin	518
FLUKE-1623-2	4325155	Maadoitusvastustesteri	2005
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Maadoitusvastustesteripaketti	3416
FLUKE-1625-2	4325162	Maadoitusvastustesteri	3341
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Maadoitusvastustesteripaketti	4903
FLUKE-1630-2	4829515	Maadoitusvastuspihtimittari (ei FC)	2037
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Maadoitusvastuspihtimittari (FC)	2037
Indoor Air Quality Tools			
FLUKE-922	2679822	Ilmavirtausmittari	964
FLUKE-922/KIT	2679831	Fluke 922 ja 30 cm:n Pitot-putki	1123
FLUKE-971	2418208	Lämpötila- ja kosteusmittari	385

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-985	4131397	Hiukkaslaskuri	6328
FLUKE-CO-205	664714	Näytteenottopumppu	270
FLUKE-CO-220	664711	Häkäpitoisuuden mittari	801
PT12	2740212	Pitot-putki, 30,48 cm	176
RLD2	3387163	Vuodonilmaisim	79
Digital Thermometers			
8OPR-60	2148313	RTD-lämpötila-anturi (Fluke 66 ja 68)	110
FL62MAX+/323/1AC	4296076	IR-lämpömittari, pihitimittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	347
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Yleismittari/IR-lämpötilamittaripaketti	431
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Lämpömittari, yksikanavainen	452
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Lämpömittari, kaksikanavainen	572
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Lämpömittari, yksikanavainen, PC-liitäntä	650
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Lämpömittari, kaksikanavainen, PC-liitäntä	798
FLUKE-561	2558118	Yhdistelmä-lämpömittari	210
FLUKE-566	2837799	Yhdistelmä-lämpömittari	586
FLUKE-568	2837806	Yhdistelmä-lämpömittari	732
FLUKE-568EX	4321662	Luonnostaan vaaraton Ex-infrapunalämpömittari	1811
FLUKE-572-2	4328074	Infrapunalämpömittari	866
FLUKE-62 MAX	4130474	Infrapunalämpömittari	128
FLUKE-62 MAX +	4130488	Infrapunalämpömittari, kaksois-laser	148
FLUKE-64 MAX	4856105	Infrapunalämpömittari, 20:1	189
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Tester, IR-lämpömittari ja 1AC-II jännitteenkoetin -paketti	362
Industrial Imaging			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	518
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	3.8 mm-kamerapää 1 m varrella, etunäkymällinen kamerapää	899
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5.5MM, 0,7 M:N SKOOPPI, BOROSKOOPIN KUVAUSPÄÄN LISÄVARUSTE - 0,7 M:N SKOOPPI, JOSSA NIVELLETTY KUVAUSPÄÄ	1699
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	5.5 mm-kamerapää 1 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	649
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	8.5 mm-kamerapää 1,2 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	510
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	8.5 mm-kamerapää 3 m varrella, kaksoisnäkymällinen kamerapää	761
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	9 mm-kamerapää, etunäkymä, 20 m-mittapääkela	2534
FLK-DS NECK STRAP	4962772	DS 7XX Kaulahihna	64
FLK-DS703 FC	4962665	Videoskooppi suurella erottelukyvulla	2999
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 vuotoäänien paikannuskamera	20417
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER, SET OF 2	91
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP, REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	38
FLK-II910	5233904	ii910 Precision Acoustic Imager	23905
Thermal Imagers			
Handheld thermal cameras			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	PTi120 taskukokoinen fluke-lämpökamera , 120x90; 9HZ; 400C	888
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ -lämpökamera, 120x90; 9HZ	1501
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+ MAX -lämpökamera, 120x90; 9HZ	1732
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Fluke TiS55+ -lämpökamera 27 Hz	2861
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Fluke TiS55+ -lämpökamera 9 Hz	2861

Model	Article Nr.	Description	EUR
High resolution thermal cameras			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	PRO Lämpökamera, 60Hz	12859
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	PRO-Lämpökamera, 9 Hz	12859
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60+ -lämpökamera, 9 Hz	3812
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60+ -lämpökamera, 30 Hz	3812
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Fluke TiS75+ -lämpökamera 27 Hz	4769
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Fluke TiS75+ -lämpökamera 9 Hz	4769
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Lämpökamera; 640x480; 60 HZ, SR	17327
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Lämpökamera; 640x480; 9 HZ, SR	16175
High definition mounted thermal cameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Laajakulmalinssi	1384
FLK-2X- LENS	4961163	2x Telelinssi, kaksinkertainen suurennus	2768
FLK-4X-LENS	4961188	4x Telelinssi, nelinkertainen suurennus	6200
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Fluke RSE300, kiinteä lämpökamera	13529
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Fluke RSE300, kiinteä lämpökamera	13529
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Fluke RSE600, kiinteä lämpökamera	19225
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Fluke RSE600, kiinteä lämpökamera	19225
FLK-RSE-MB	4961344	Fluke-lämpökameran asennuskiinnike	169
FLK-RSE-ST	4973844	Lämpökameran kiinnitysjalusta	183
Thermal Imagers Accessories (general)			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Makrolinssi (25 mikronia) malleille TiX560, TiX520	5751
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Telelinssi (4x) malleille TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200	7954
FLK-LENS/TELE2	4335350	Telelämpökuvalinssi (Ti200/Ti300/Ti400)	1752
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Laajakulmalämpökuvalinssi (Ti200/Ti300/Ti400)	1752
FLK-MACRO-LENS	4961195	Makrolinssi	4155
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth kuulokemikrofoni (headset)	105
FLK-TI-SBC3B	4354922	Ulkoinen laturiteline (Ti200/Ti300/Ti400)	261
FLK-TI-SBP3	3440365	Lisäakku (Ti32, TiR32, Ti29, TiR29, Ti27, TiR27, Ti1xx/TiR1xx)	202
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Kolmijalka-adaptori (Ti(R)1xx-sarjalle)	130
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Lisävaruste kolmijalan Kiinnitykseen	130
FLK-TI-VISOR2	3996500	Häikäisysoja (Ti(R)1xx-sarjalle)	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Lämpökameran Häikäisysoja	105
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Linssinsuojus	21
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Säädettävä rannehihna	21
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI videokaapeli	25
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Säädettävä kaulahihna	41
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Lisävarusteakku	169
TI20-RBP	2577796	Ladattava akku (TiS/TiRx/TiR/TiR1/Ti9/Ti10/Ti25)	235
TI-CAR CHARGER	3039779	Autolaturi (TiS/TiRx/TiR/TiR1/TiR32/Ti9/Ti10/Ti25/Ti32)	169
Thermal Imagers IR-Windows			
FLK-050-CLKT	3460346	50 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	229
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	313
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm C-sarjan IR-ikkuna, Kwik Twist	420
FLUKE-CV200	4326955	(50 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	297
FLUKE-CV300	4326962	3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	406
FLUKE-CV301	4338164	3 tuuman (75 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus turva-avaimella	435
FLUKE-CV400	4326996	4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus avainta kääntämällä	569

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-CV401	4338173	4 tuuman (100 mm) infrapunaikkuna, oven lukitus turva-avaimella	569
ScopeMeters			
Industrial ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Teollisuus ScopeMeter 20MHZ, EU	2120
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	2685
FLUKE-123B/INT	4755710	Teollisuus ScopeMeter 20MHZ, INT	2120
FLUKE-123B/INT/S	4755953	Teollisuus ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	2685
FLUKE-124B/EU	4755731	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, EU	2544
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3110
FLUKE-124B/INT	4755793	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, INT	2544
FLUKE-124B/INT/S	4756031	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	3110
FLUKE-125B/EU	4755818	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, EU	3038
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3606
FLUKE-125B/INT	4755876	Teollisuus ScopeMeter 40MHZ, INT	3038
FLUKE-125B/INT/S	4756112	Teollisuus ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	3606
190 Series ScopeMeters			
FLUKE-190-062-III	5282331	ScopeMeter 190-062-III -mittauslaite	3607
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S -mittauslaite ja sarja	4113
FLUKE-190-102-III	5282368	ScopeMeter 190-102-III -mittauslaite	4436
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S -mittauslaite ja sarja	4946
FLUKE-190-104-III	5282393	ScopeMeter 190-104-III -mittauslaite	4994
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S -mittauslaite ja sarja	5503
FLUKE-190-202-III	5282439	ScopeMeter 190-202-III -mittauslaite	5007
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S -mittauslaite ja sarja	5518
FLUKE-190-204-III	5282463	ScopeMeter 190-204-III -mittauslaite	5714
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S -mittauslaite ja sarja	6223
FLUKE-190-502-III	5282495	ScopeMeter 190-502-III -mittauslaite	6167
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S -mittauslaite ja sarja	6678
FLUKE-190-504-III	5282513	ScopeMeter 190-504-III -mittauslaite	6393
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S -mittauslaite ja sarja	6903
Motor Drive Analyzers			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	MDA-550-moottorikäyttöanalysointilaite	8169
SB-500	5011046	Kolmen vaihtoharjan sarja SVS-500:lle ja MDA-550:lle	356
SVS-500	5011031	Akselijännitesarja ja magneettialusta	473
ScopeMeter Accessories			
AC120	646163	Hauenleuat	65
AS400	3894880	Lisävarustesarja VPS400-mittapäille	153
BB120	646171	Suojattu banaani/BNC adapteri	71
BC190/830	4821057	BC190/830 Universal Mains-Power Adapter	257
BHT190	3379374	Mittausadapterit teollisuuden väyliin	500
BP120MH	2544081	NiMH Akkupaketti (120-sarja/43B)	139
BP190	677390	NiMH Akkupaketti (190-sarja)	281
BP290	4025762	Li-ion akkupaketti, Fluke 190 II-sarja	332
BP291	3894688	Li-ion akkupaketti, Fluke 190 II-sarja	466
C120B	4744391	Pehmeä laukku 120B -sarjalle	192
C125	646858	Pehmeä laukku	71
C190	677401	Kova laukku (190-sarja)	358

Model	Article Nr.	Description	EUR
C195	677408	Pehmeä laukku	330
C290	3894803	Kova kantolaukku	299
CS20MA	677393	Sivuvirtavastus 4-20 mA	137
CXT293	5292356	KESTÄVÄ KANTOLAUKKU, 190-III-SARJA	267
EBC290	3894906	Ulkoinen akkulaturi BP29x-akuille	148
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	OHJELMISTO, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC -OHJELMISTOPAKETTI	315
HC120	646668	Koukkumittapäät	81
HC200	2086410	Koukkumittapäät	57
HH290	3894844	Ripustuskoukku, Fluke 190 II-sarja	106
MA190	1567481	Lisävarustesarja (190-sarja)	632
OC4USB	2166266	USB optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	226
PM9080/101	1641983	RS-232-C optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	377
PM9081/001	916093	Banaani-BNC (naaras) adapteri, 2 kpl	72
PM9082/001	916163	Banaani-BNC (uros) adapteri, 2 kpl	72
PM9091/001	935598	BNC johto turvamalli, 1.5 m, 3 kpl	169
PM9092/001	935601	BNC johto, turvamalli, 0.5 m, 3 kpl	148
PM9093/001	935593	BNC T-kappale, turvamalli, 2 kpl	99
RS120-III	4023947	Osittainen täydennyssarja	153
RS400	3894867	Osittainen täydennyssarja VPS400-mittapäille	122
RS500	4025886	Lisävarustesarja VPS500-sarjan mittapäille	220
SCC 198	2100208	Autolisävarustepaketti (190-sarja)	1267
SCC120B	4744423	SCC120B Lisävarustesarja 120B-sarjalle, sis. ohjelmiston ja pehmeän kantolaukun	706
SCC190EFG	671826	FlukeView-ohjelmisto + USB kaapeli + laukku	908
SCC290	3894826	Fluke View -ohjelmisto ja kova kantolaukku	553
SCC293	5292363	OHJELMISTO, CXT293-KANTOLAUKKU JA WI/FI-YHTEYSADAPTERI, 190-III-SARJA	553
SCC298	4138312	Automotive troubleshooting Kit 190-Series-II	1346
SP120B	4744414	SP120B Näytön suojus 120B-sarjalle	63
STL120-III	4023901	Suojatut mittajohdot	269
STL120-IV	4744340	STL120-IV Suojattu mittajohtosarja, 600 V CAT IV	225
STL90	201233	Suojatut mittajohdot (120/190-sarja)	352
TAS90	614187	Autolisävarustesarja (120/190-sarja)	99
TRM50	4025864	Läpimenopäät, 50ohm	264
UA120	4744384	UA120B USB adapteri	63
VPS101	3086317	1:1 Jännitemittapää, musta, 30 MHz, 1,2 m	306
VPS210-G	3086247	10:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS210-R	3086235	10:1 Jännitemittapää, 1 punainen, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS212-G	3086286	10:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 2,5 m	306
VPS212-R	3086273	10:1 Jännitemittapää, punainen, 200 MHz, 2,5 m	306
VPS220-G	3086300	100:1 Jännitemittapää, harmaa, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS220-R	3086299	100:1 Jännitemittapää, punainen, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS40-III	4023920	Jännitemittapää	178
VPS41	4744378	VPS41 Jännitemittapääsarja, 40 MHz, 600 V CAT IV	220
VPS410-II-B	4276937	Jännitemittapää 500Mhz 10:1, Sininen	290
VPS410-II-G	4276943	Jännitemittapää 500Mhz 10:1, Harmaa	290
VPS410-II-R	4276928	Jännitemittapää 500MHz 10:1, punainen	290

Model	Article Nr.	Description	EUR
VPS410-II-V	4276955	Jännitemittapää 500MHz 10:1, vihreä	290
VPS510-B	4025796	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, sininen	290
VPS510-G	4025801	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, harmaa	290
VPS510-R	4025781	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, punainen	290
VPS510-V	4025812	10:1 Jännitemittapääsarja 500 MHz, vihreä	290
Power Quality Tools			
1742-6/UPGRADE	4920964	Päivityspaketti 1742 => 1746	2435
1742-8/UPGRADE	4920973	Päivityspaketti 1742 => 1748	4500
1746-8/UPGRADE	4920986	Päivityspaketti 1746 => 1748	2435
C437-II	4116743	Kova kantolaukku 430 II -sarjalle (pyörillä)	707
FLUKE-1732/B	4706566	Energialoggeri, perusmalli	2996
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energialoggeri, EU/US mallit	3341
FLUKE-1732/INTL	4706553	Energialoggeri, kansainvälinen malli	3341
FLUKE-1734/B	4706582	Energialoggeri, kehittynyt malli ilman virtapihtejä	3405
FLUKE-1734/EUS	4706594	Energialoggeri, EU/US kehittynyt malli	3744
FLUKE-1734/INTL	4706608	Energialoggeri, kansainvälinen kehittynyt malli	3744
FLUKE-1736/B	4563561	3-vaiheinen tehologgeri, Basic-versio (ei virtapihtejä)	5286
FLUKE-1736/EUS	4534519	3-vaiheinen tehologgeri, EU/US-versio	5300
FLUKE-1736/INTL	4563550	3-vaiheinen tehologgeri, kansainvälinen versio	5300
FLUKE-1738/B	4588378	3-vaiheinen tehologgeri,kehittynyt versio, Basic-versio (ei virtapihtejä)	5447
FLUKE-1738/EUS	4563577	3-vaiheinen tehologgeri, EU/US-kehittynyt versio	6123
FLUKE-1738/INTL	4588384	3-vaiheinen tehologgeri, kansainvälinen kehittynyt versio	6123
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	4644
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	4644
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	4644
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	4644
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	4247
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	4247
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	6379
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	6379
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	6379
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	6379
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	5973
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	5973
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, EUS versio	7988
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Tehologgeri sis. 60 cm 1500A iFlex-virtapihdit, INTL versio	7988
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, EUS versio	7988
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Tehologgeri sis. 60 cm 3000A iFlex-virtapihdit, INTL versio	7988
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, EUS versio	7610
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Tehologgeri ilman iFlex-virtapihtejä, INTL versio	7610
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	15437
FLUKE-1760 INTL	2630744	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	17886
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	23601
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Sähkönlaadun tallennin (kolmivaiheinen), Topas	21155
FLUKE-1773	5117269	Fluke 1773 – Sähkönlaadun analysaattori	6585
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773/Basic – Sähkönlaadun analysaattori (ilman virtapihtejä)	5869
FLUKE-1775	5117278	Fluke 1775 – Sähkönlaadun analysaattori	8664

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775/Basic – Sähkölaadun analysaattori (ilman virtapihtejä)	7913
FLUKE-1777	5126630	Fluke 1777 – Sähkölaadun analysaattori	10975
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777/Basic – Sähkölaadun analysaattori (ilman virtapihtejä)	10184
FLUKE-430-II/MA	4779032	430-II Moottorianalysaattori päivityspaketti	2897
FLUKE-VR1710	3030923	Yksivaiheinen häiriöjännitetallennin	1221
Power Quality Tools Accessories			
177X BATT W/HOUSING	5272862	1 17X-LITTIUMIONIAKKU	112
17XX CABLE MARKER	5312406	FLUKE-17XX -JOHTOJEN MERKINTÄSARJA	122
3140R	2650136	Pihvirtamuuntaja, 400 A	560
3210-PR-TF-II	4531769	1000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm	869
3310-PR-TF-II	4531778	5000A, Fluke-1750 ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm	1160
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	121
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	169
ANTENNA CABLE	5263915	ANTENNIKAPELI, 5 m	491
BP120MH	2544081	NiMH Akkupaketti (120-sarja/43B)	139
BP1730-BATTERY	4389436	Li-ion akkupaketti, 3,7V, 2500mAh (1730)	55
C1777	5307460	C1777 – KOVA KANTOLAUKKU	800
C177X/6000	5307472	C177X – PEHMEÄ KANTOLAUKKU	328
C17XX	4637381	FLUKE-17xx Pehmeä kantolaukku	162
CS1750/1760	2673962	Pehmeä kantolaukku (Fluke 1750 & 1760)	357
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Democase	2718
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	Päivityspaketti 1736 => 1738	837
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Ripustinsarja	86
FLK-WIFI/BLE	4591273	USB-adapteri, WIFI/BLE	197
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	AUX-tulokaapeli (1730)	41
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Ripustinsarja (1730)	78
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS Vastaanotin	463
FLUKE-1750/CASE	2650124	Kova kantolaukku (Fluke 1750)	769
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analyze - Lisälisenssi yhdelle PC:lle	1227
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analyze - Lisälisenssi PC:lle, rajoittamaton määrä	6139
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adapteri AUX-tulolle, 173X-sarja	187
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	49
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	37
FLUKE-I400S-EL	4974743	FLUKE-17xx i400s-EL virtapihti	330
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	FLUKE-17xxx i400s-EL virtapihti, 3 kpl	878
FLUKE-PQ400	4920947	Sähkömittausikkuna, johon kuuluu neljä 2-metristä	2301
FLUKE-PQ400/B	5075807	Perustason sähkömittausikkuna ilman lisävarusteita	1816
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Johtojen merkintäsarja 3P+N+PE	13
FS17X5-TF-II	4531791	3000A, 4-vaihetta, Fluke-1735 & -1745, ohut lenkkivirtapihtisarja	2238
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A, IP65, 4-vaihetta, Fluke-1743/1744, ohut lenkkivirtapihtisarja	2622
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A, 1-vaihe, Fluke-1735 & 174X, ohut lenkkivirtapihti	565
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A, 4-vaihetta, 36", ohut lenkkivirtapihtisarja	2177
FTP17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	216
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS-Synkronointimoduuli (Fluke 1760)	597
I17XX-BNC-M2F	5076304	4-nastainen uros -> BNC-naaras, 0,1 m (1 kpl)	121
I17XX-BNC-M2M	5076297	4-nastainen uros -> BNC-uros, 2 m (1 kpl)	121

Model	Article Nr.	Description	EUR
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlex 1500A, IP65, 60 cm	302
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlex 1500A, IP65, 60 cm, 3 kpl	719
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlex 1500A, IP65, 60 cm, 4 kpl	960
I17XX-FLEX1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tuumaa	229
I17XX-FLEX1500/24	5171005	I17XX-FLEX1500 24" -virtapihti	225
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tuumaa, 3 kpl	667
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 tuumaa, 4 kpl	869
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex®-uros-uroskaapeli, 2 m (1 kpl)	182
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex®-uros-uroskaapeli, 2 m (4 kpl)	698
I17XX-FLEX3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tuumaa	247
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tuumaa, 3 kpl	710
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Fluke-17Xx Iflexi 3000A 24 Tuumaa, 4 Kpl	929
I17XX-FLEX3KIP	4921032	iFlex 3000A, IP65, 60 cm	302
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlex 3000A, IP65, 60 cm, 3 kpl	719
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlex 3000A, IP65, 60 cm, 4 kpl	960
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlex jatkoakaapeli, 5m	181
I17XX-FLEX6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tuumaa	261
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tuumaa, 3 kpl	754
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 tuumaa, 4 kpl	987
I17XX-FLEX6KIP	4921071	iFlex 6000A, IP65, 90 cm	359
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlex 6000A, IP65, 90 cm, 3 kpl	838
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlex 6000A, IP65, 90 cm, 4 kpl	1077
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Yksivaiheinen mini-virtapihtisarja	611
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	748
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Nelivaiheinen virtapihtisarja	1060
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	748
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Nelivaiheinen virtapihtisarja	1060
I400	2277225	AC-virtapihti (400 A)	230
I400S	2277202	AC-virtapihti (400 A)	411
I40S-EL3X	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL virtapihti	295
I40S-EL3X/3PK	4637409	FLUKE-17xx i40s-EL virtapihti, 3 kpl	826
I430-FLEXI-TF-II	4531725	6000A, Fluke 430-sarja, ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm, 4 kpl	575
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	6000A, Fluke 430-sarja, ohut lenkkivirtapihti, lenkin pituus 61cm, 4 kpl	1748
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12 "(30cm)	590
I430-FLX-TFII-48	4621231	Iflex 6000A probe, 48 "(122cm)	738
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-vaiheinen 5A/50A Minivirtapihtisarja	611
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Kolmivaiheinen virtapihtisarja	748
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Nelivaiheinen virtapihtisarja	1060
I5S	2508467	AC-virtapihti (5 A), 1 kpl	764
I5SPQ3	2457508	AC-virtapihti (5 A), 3 kpl	1833
I5S-PR	3949761	1750, 5A virtapihti	449
IEEE519/REPORT	4589748	Ohjelmistolisenssi Ieee519-Raportoinnille	724
IP65 ADAPTER SET	4946241	IP65 luokiteltu jänniteliitin	302
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB / Serial RS232 Adapteri	81
MP1-3R/1B	4944790	Magneettimittapäät 4mm:n banaaniliittimiin, 3 punaista & 1 musta	129
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magneettimittapäät 4mm banaaniliittimillä, 4 kpl	129
OC4USB	2166266	USB optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	226

Model	Article Nr.	Description	EUR
PM9080/101	1641983	RS-232-C optisesti erotettu PC-liitäntäkaapeli	377
TLS430	2157713	Mittausjohdot ja hauenleuat (4 mustaa, 1 vihreä) - 430-sarja	187
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Virtapihti 10A/1A (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 200/20	2540450	Virtapihti 200A/20A (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Virtapihti 50A/5A (Fluke 1760)	611
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 45cm (18in)	638
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 61cm (24in)	638
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Ohut Flex-pihti 91cm (36in)	1250
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	544
TPS SHUNT 20MA	2540553	Sivuvirtavastus AC/DC 20mA (Fluke 1760)	544
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Jännitemittapää 100V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Jännitemittapää 10V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Jännitemittapää 1000V (Fluke 1760)	814
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Jännitemittapää 400V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Jännitemittapää 600V (Fluke 1760)	476
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, hauenleuka, punainen	56
VL1735/45	3276205	4-vaiheinen jännitemittaajotosarja, Fluke-1735/45	341
WI-FI/BLE MODULE	5280639	FLUKE 117X -WI-FI/BLE-MODUULI	147

Power Analyzers

Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k tehoanalysaattori w/42	7954
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K tehoanalysaattori w/42/IFC2	10603
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k tehoanalysaattori w/42	13680
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k tehoanalysaattori w/42BP	15199
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k tehoanalysaattori w/42/IFC2	16364
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k tehoanalysaattori w/42BP/IFC2	17849
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k tehoanalysaattori w/42/IFC2 & PI1	19440
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k tehoanalysaattori w/42BP/IFC2 & PI1	21384
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k tehoanalysaattori w/50	21384
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k tehoanalysaattori w/50/IFC2	24036
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k tehoanalysaattori w/50/IFC2 & PI1	27160
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k tehoanalysaattori w/52BP/IFC2	29770
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k tehoanalysaattori w/54/IFC2	22180
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k tehoanalysaattori w/54/IFC2 & PI1	25333

Norma 5000

FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k tehoanalysaattori w/50	26813
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k tehoanalysaattori w/50/IFC2	29424
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k tehoanalysaattori w/50/IFC2 & PI1	32903
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K tehoanalysaattori w/50/IFC2/PRNTR	31337
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k tehoanalysaattori w/54	25073
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k tehoanalysaattori w/54/IFC2	27683
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k tehoanalysaattori w/54/IFC2 & PI1	31162
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K tehoanalysaattori w/54/IFC2/printer	29598
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K tehoanalysaattori w/54/printer	26986
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k tehoanalysaattori w/64	30294
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k tehoanalysaattori w/64/IFC2	32898
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k tehoanalysaattori w/64/IFC2 & PI1	36388

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K tehoanalysaattori w/64/IFC2 & PI1/printer	38300
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K tehoanalysaattori w/64/IFC2/printer	34820
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K tehoanalysaattori w/64/printer	32208
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k tehoanalysaattori w/54	29770
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k tehoanalysaattori w/54/IFC1 & PI1	36577
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K tehoanalysaattori w/42BP/IFC2	37109
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K tehoanalysaattori W/42BP/IFC2/printer	38476
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k tehoanalysaattori w/50/IFC2	49479
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K tehoanalysaattori w/50/IFC2 & PI1	53012
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K tehoanalysaattori W/50/IFC2 & PI1/printer	57796
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K tehoanalysaattori w/50/IFC2/printer	54312
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k tehoanalysaattori w/50/IFC2	45766
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k tehoanalysaattori w/50/IFC2 & PI1	49298
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K tehoanalysaattori w/54/IFC2 & PI1/printer	50488
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K tehoanalysaattori w/54/IFC2/printer	47002
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k tehoanalysaattori w/64/IFC2	52400
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k tehoanalysaattori w/64/IFC2 & PI1	55882
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K tehoanalysaattori w/64/IFC2 & PI1/Printer	57789
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K tehoanalysaattori w/64/IFC2/printer	54312

Norma 4000/5000 Accessories

FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 tuuman rakkiasennussarja	295
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 tuuman rakkiasennussarja	287
NORMA 32A CABLES	3024689	Mittausjohdot 32 A:n tasosivuvirtavastukseen	306
NORMA 32A SHUNT	3024677	32 A:n tasosivuvirtavastus	1209
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	LG-sivuvirtavastuskaapelit suurten virtojen sivuvirtavastuksiin	409
NORMA STAR POINT	3024704	Ulkoinen lisävarustekotelo	1209

Vibration Testers

81OPA	3986002	AC-verkkolaite kansainvälisillä pistokkeilla	118
81QDC	3530837	Anturikaapeli (pikairoituksella)	207
81OS	3530828	Värähtelyanturi	1994
81OSMM	3530862	Anturin magneettikiinnitin	291
81OSMP	3530855	Anturin kiinnitysalusta (10 kpl)	41
FLUKE-805	4094385	Värähtelymittari	2509
FLUKE-805 FC	4489229	Värähtelymittari sis. Fluke Connect	2509
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Vibration tester package	3419
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	3138
FLUKE-805/ES	4636786	Ulkoinen värähtelyanturi	1461
FLUKE-810	3542635	Värähtelytesteri	13084
FLUKE-820-2	4550041	LED -stroboskooppi	1282
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Magneettianturi	1160
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Välikesarja	1154
SBP810	3530843	Akkupaketti	373

Process Calibrators
700 Series Process Calibrators

FLK-729 150G	4856983	Automaattinen painekalibraattori (10 Bar)	11587
FLK-729 150G FC	4856894	Automaattinen painekalibraattori, w/FC (10 Bar)	11587
FLK-729 300G	4856976	Automaattinen painekalibraattori (20 Bar)	11587

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-729 300G FC	4856882	Automaattinen painekalibraattori, w/FC (20 Bar)	11587
FLK-729 30G	4856990	Automaattinen painekalibraattori (2 Bar)	11587
FLK-729 30G FC	4856907	Automaattinen painekalibraattori , w/FC (2 Bar)	11587
FLK-789/IR3000FC	4604605	ProcessMeter-yleismittari ja FC-adapteri	1500
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	2288
FLUKE-154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	5225
FLUKE-705	665091	Virtasilmukkakalibraattori	1053
FLUKE-707	1617262	Virtasilmukkakalibraattori	1209
FLUKE-709	4234350	Tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori	1228
FLUKE-709H	4234361	HART-tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori	1930
FLUKE-710	4991049	HART-toiminnolla varustettu Fluke-710 mA -kalibraattori venttiilitestaukseen	2979
FLUKE-712B/EN	4387857	RTD-Lämpötilakalibraattori	1559
FLUKE-714B/EN	4387869	TC-Lämpötilakalibraattori	1559
FLUKE-715	620101	Volt/mA kalibraattori	1756
FLUKE-717 30G	662897	Painekalibraattori, -850mbar...2 bar (-12...30 PSI)	2064
FLUKE-717 10000G	4058813	Painekalibraattori, 0...690 bar (0...10000 PSI)	2209
FLUKE-717 1000G	2547194	Painekalibraattori, 0...69 bar (0...1000 PSI)	1991
FLUKE-717 100G	1630430	Painekalibraattori, -850mbar...7 bar (-12...100 PSI)	1991
FLUKE-717 1500G	2547203	Painekalibraattori, 0...103,4 bar (0...1500 PSI)	2209
FLUKE-717 15G	4058808	Painekalibraattori, -850mbar...1 bar (-12...15 PSI)	1991
FLUKE-717 1G	2547166	Painekalibraattori -68,9...68,9mbar (-1...1 PSI)	1991
FLUKE-717 3000G	2547215	Painekalibraattori, 0...207 bar (0...3000 PSI)	2209
FLUKE-717 300G	2547175	Painekalibraattori, -850mbar...20 bar (-12...300 PSI)	1991
FLUKE-717 5000G	2547232	Painekalibraattori, 0...345 bar (0...5000 PSI)	2209
FLUKE-717 500G	2547182	Painekalibraattori, 0...34,7 bar (0...500 PSI)	1991
FLUKE-718 100US	665080	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...7 bar (-12...100 PSI)	3750
FLUKE-718 30US	665075	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...2 bar (-12...30 PSI)	3750
FLUKE-718 1G	2547148	Painekalibraattori pumpulla -68,9...68,9mbar (-1...1 PSI)	3818
FLUKE-718 300G	2547153	Painekalibraattori pumpulla, -850mbar...20 bar (-12...300 PSI)	3818
FLUKE-718EX 100	2096322	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 7 bar (100 PSI)	4823
FLUKE-718EX 30	2096310	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 2 bar (30 PSI)	4823
FLUKE-718EX 300	3023328	Luonnostaan vaaraton painekalibraattori pumpulla, 20 bar (300 PSI)	4823
FLUKE-719 100G	3315344	Painekalibraattori sähköpumpulla, 7 bar (100 PSI)	4859
FLUKE-719 30G	3315332	Painekalibraattori sähköpumpulla, 2 bar (30 PSI)	4859
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Painekalibraattori sähköpumpulla, 10 bar	4448
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Painekalibraattori sähköpumpulla, 20 bar	4448
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Painekalibraattori sähköpumpulla, 2 bar	4448
FLUKE-720URTD	4382695	Yleismallinen RTD-adapteri malleille 721, 721Ex ja 719PRO	256
FLUKE-721-1601	4353241	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...6,9 bar	2832
FLUKE-721-1603	4353283	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...20 bar	2832
FLUKE-721-1605	4353327	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...34 bar	2832
FLUKE-721-1610	4353366	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...69 bar	2832
FLUKE-721-1615	4353401	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...103 bar	2832
FLUKE-721-1630	4353447	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...200 bar	2832
FLUKE-721-1650	4353486	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1...345 bar	2832
FLUKE-721-3601	4353252	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...6,9 bar	2832

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-721-3603	4353290	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...20 bar	2832
FLUKE-721-3605	4353330	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...34 bar	2832
FLUKE-721-3610	4353375	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...69 bar	2832
FLUKE-721-3615	4353412	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...103 bar	2832
FLUKE-721-3630	4353458	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...200 bar	2832
FLUKE-721-3650	4353499	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48...345 bar	2832
FLUKE-721EX-1603	4353309	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 20 bar	3658
FLUKE-721EX-1615	4353420	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 103,4 bar	3658
FLUKE-721EX-1630	4353464	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 1,1bar & 200 bar	3658
FLUKE-721EX-3615	4353435	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 103,4 bar	3658
FLUKE-721EX-3630	4353473	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 200 bar	3658
FLUKE-721EX-3650	4353514	Painekalibraattori kahdella painetulolla, 2,48bar & 345 bar	3658
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Lämpötilakalibraattori	3200
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Monitoimikalibraattori	4468
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Monitoimikalibraattori	5236
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	13462
FLUKE-753	3977641	Dokumentoiva prosessikalibraattori	7049
FLUKE-754	3405771	Dokumentoiva prosessikalibraattori	8884
FLUKE-771	2646347	Process mA-pihtimittari	848
FLUKE-772	3362352	Process mA-pihtimittari	1212
FLUKE-773	3362365	Process mA-pihtimittari	1550
FLUKE-787B	4777186	Process Meter	1416
FLUKE-789/E	3977194	ProcessMeter	1672
Pressure Modules			
700G/TRACK	4123225	Tiedonkeruuhjelmisto ja kaapeli	633
FLUKE-700G01	4353523	Painemittari, -10"...10" WC (27mbar)	1077
FLUKE-700G02	4353538	Painemittari, -30"...30" WC (69mbar)	1077
FLUKE-700G04	4096972	Painemittari, +/- 1 bar	1077
FLUKE-700G05	4097514	Painemittari, 2 bar	1077
FLUKE-700G06	4097538	Painemittari, 6,9 bar	1077
FLUKE-700G07	4097561	Painemittari, 34 bar	1077
FLUKE-700G08	4097592	Painemittari, 69 bar	1077
FLUKE-700G10	4353654	Painemittari, 140 bar	1077
FLUKE-700G27	4097545	Painemittari, 20 bar	1077
FLUKE-700G29	4097605	Painemittari, 200 bar	1077
FLUKE-700G30	4097610	Painemittari, 345 bar	1077
FLUKE-700G31	4097622	Painemittari, 690 bar	1077
FLUKE-700GA27	4353577	Painemittari, absoluuttipaine, 20 bar	1077
FLUKE-700GA4	4353545	Painemittari, absoluuttipaine, 1 bar	1077
FLUKE-700GA5	4353550	Painemittari, absoluuttipaine, 2 bar	1077
FLUKE-700GA6	4353561	Painemittari, absoluuttipaine, 6,9 bar	1077
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydrauliikkapumppusarja, 0...690 bar	1639
FLUKE-700HTPK2	4623314	Premium hydrauliikkapumppusarja	2077
FLUKE-700M20TH	4623338	Paineletku, premium, M20	764
FLUKE-700MTH	4623345	Paineletku, premium, metrinen-järjestelmä	764
FLUKE-700PCK	100062	Painemoduulin kalibrointipaketti	1904
FLUKE-700PTPK	4124364	Hydrauliikkapumppusarja, 0...41 bar	1157

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-700TPK2	4623306	Premium pneumatiikkapumppusarja	1469
FLUKE-70ORG05	4353589	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 2 bar	1192
FLUKE-70ORG06	4353592	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 6,9 bar	1192
FLUKE-70ORG07	4353605	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 34 bar	1192
FLUKE-70ORG08	4353610	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 69 bar	1192
FLUKE-70ORG29	4353622	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 200 bar	1192
FLUKE-70ORG30	4353631	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 345 bar	1192
FLUKE-70ORG31	4353646	Painemittari, vertailupaine (referenssi), 690 bar	1192
FLUKE-700TTH10K	4636393	Painelähettimen premium-testausletkusarja	907
FLUKE-700TTH5K	4623323	Painelähettimen premium-testausletku	764
FLUKE-750P00	4352270	Painemoduuli (0 - 2.5 mbar)	2286
FLUKE-750P01	4352281	Painemoduuli (0 - 25 mbar)	1787
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Painemoduuli (0 - 25 mbar)	3327
FLUKE-750P02	4352750	Painemoduuli (0 - 70 mbar)	1787
FLUKE-750P03	4352738	Painemoduuli (0 - 350 mbar)	1787
FLUKE-750P04	4352313	Painemoduuli (0 - 1 bar)	1787
FLUKE-750P05	4352336	Painemoduuli (0 - 2 bar)	1787
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Painemoduuli (0 - 2 bar)	3404
FLUKE-750P06	4352349	Painemoduuli (0 - 7 bar)	1787
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Painemoduuli (0 - 7 bar)	3404
FLUKE-750P07	4352360	Painemoduuli (0 - 35 bar)	1787
FLUKE-750P08	4352372	Painemoduuli (0 - 70 bar)	1787
FLUKE-750P09	4352385	Painemoduuli (0 - 100 bar)	1787
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Painemoduuli (0 - 100 bar)	3404
FLUKE-750P2000	4352397	Painemoduuli (0 - 140 bar)	1787
FLUKE-750P22	4352296	Painemoduuli (0 - 70 mbar)	1787
FLUKE-750P23	4352308	Painemoduuli (0 - 350 mbar)	1787
FLUKE-750P24	4352324	Painemoduuli (0 - 1 bar)	1787
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Painemoduuli (0 - 1 bar)	3404
FLUKE-750P27	4352351	Painemoduuli (0 - 20 bar)	1787
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Painemoduuli (0 - 20 bar)	3404
FLUKE-750P29	4352403	Painemoduuli (0 - 200 bar)	2832
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Painemoduuli (0 - 200 bar)	5684
FLUKE-750P30	4352415	Painemoduuli (0 - 340 bar)	2832
FLUKE-750P31	4352426	Painemoduuli (0 - 700 bar)	2832
FLUKE-750P3IN	4555281	Painemoduuli (0 - 7.5 mbar)	1857
FLUKE-750P5IN	4555296	Painemoduuli (0 - 12.5 mbar)	1857
FLUKE-750PA27	4352471	Painemoduuli (0 - 20 bar)	2056
FLUKE-750PA3	4352432	Painemoduuli (0 - 350 mbar)	2056
FLUKE-750PA4	4352444	Painemoduuli (0 - 1 bar)	2056
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Painemoduuli (0 - 1 bar)	3604
FLUKE-750PA5	4352459	Painemoduuli (0 - 2 bar)	2056
FLUKE-750PA6	4352467	Painemoduuli (0 - 7 bar)	2056
FLUKE-750PA7	4352480	Painemoduuli (0 - 35 bar)	2056
FLUKE-750PA8	4352498	Painemoduuli (0 - 70 bar)	2056
FLUKE-750PA9	4352500	Painemoduuli (0 - 100 bar)	2056
FLUKE-750PD10	4352556	Painemoduuli (-700 - 700 mbar)	2056

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-75OPD2	4352539	Painemuoduuli (-70 - 70 mbar)	2056
FLUKE-75OPD27	4352616	Painemuoduuli (-1 - 20 bar)	2056
FLUKE-75OPD3	4352542	Painemuoduuli (-350 - 350 mbar)	2056
FLUKE-75OPD4	4352563	Painemuoduuli (-1 - 1 bar)	2056
FLUKE-75OPD5	4352574	Painemuoduuli (-1 - 2 bar)	2056
FLUKE-75OPD50	4352588	Painemuoduuli (-1 - 3.5 bar)	2056
FLUKE-75OPD6	4352595	Painemuoduuli (-1 - 7 bar)	2056
FLUKE-75OPD7	4352602	Painemuoduuli (-1 - 14 bar)	2056
FLUKE-75OPV3	4352517	Painemuoduuli (-350 mbar)	2056
FLUKE-75OPV4	4352521	Painemuoduuli (-1 bar)	2056
FLUKE-75OR04	4352625	Painemuoduuli (0 - 1 bar)	2056
FLUKE-75OR06	4352633	Painemuoduuli (0 - 7 bar)	2056
FLUKE-75OR07	4352657	Painemuoduuli (0 - 35 bar)	2056
FLUKE-75OR08	4352669	Painemuoduuli (0 - 70 bar)	2056
FLUKE-75OR27	4352640	Painemuoduuli (0 - 20 bar)	2056
FLUKE-75OR29	4352678	Painemuoduuli (0 - 200 bar)	2984
FLUKE-75OR30	4352684	Painemuoduuli (0 - 340 bar)	2984
FLUKE-75OR31	4352691	Painemuoduuli (0 - 700 bar)	2984
FLUKE-75ORD27	4352723	Painemuoduuli (-0.8 - 20 bar)	2252
FLUKE-75ORD5	4352706	Painemuoduuli (-1 - 2 bar)	2252
FLUKE-75ORD6	4352714	Painemuoduuli (-1 - 7 bar)	2252
Process Calibrator Accessories			
709H/TRACK	4281225	709H/TRACK -ohjelmisto ja kaapeli	616
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	122
BC-7240	4022655	Akkulaturi (753/754)	79
BP7235	668225	NiMH-akusto	357
BP7240	4022220	Li-ion akkupaketti 753/754	244
C789	946694	Pehmeä kantolaukku mittareille	273
FLUKE-700HTH-1	2811795	Hydrauliletku	1273
FLUKE-700HTP-2	4096855	Hydraulipumppu	1563
FLUKE-700ILF	1566730	Nesteenerotin	149
FLUKE-700-IV	202561	Virtasuntti	673
FLUKE-700LTP-1	2811763	Matalapainepumppu	1358
FLUKE-700PMP	617131	Painepumppu (10 bar)	948
FLUKE-700PRV-1	2811808	Paineenvapautusventtiili, 700HTP	1531
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatiikkapumppu	882
FLUKE-700SC	667425	Sarjaliitântakaapeli (Fluke 725/725Ex/726)	328
FLUKE-700TC1	620119	Termopariminiliitinsarja (10 tyyppiä)	195
FLUKE-700TC2	620127	Termopariminiliitinsarja (5 tyyppiä)	160
FLUKE-700TLK	3829398	Mittajohtosarja	195
FLUKE-71X	3345825	Letkusarja	144
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Liquid dirt filter for Fluke 718 and 719 PRO	499
FLUKE-720RTD	4366669	RTD-lämpötilamittapää malleille 721, 721Ex ja 719PRO	377
FLUKE-720URTDA	4382695	Yleismallinen RTD-adaptteri malleille 721, 721Ex ja 719PRO	256
FLUKE-750SW	4090343	DPC/TRACK2-ohjelmisto	4455
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	226

Model	Article Nr.	Description	EUR
FVP-SC2	1576734	FlukeView Forms -ohjelmisto ja IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	374
HART DRYWELL CABLE	2111088	Cable kit, Hart drywellcontrol	231
IR189USB	2428108	IR Kaapeli - USB (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	72
General Accessories			
Test Leads, Probes and Clips			
AC175	4101772	Hauenleuat	43
AC220	1610103	SureGrip-hauenleuat	66
AC280	1610115	SureGrip-koukkumittapäät	55
AC283A	5130530	SureGrip-kaksoiskoukut	59
AC285	1610159	SureGrip-hauenleuat	36
AC285-FTP	4073928	Hauenleuat ja adapterit FTP-1 ja FTPL1 mittapäille	40
AC288	4617784	SureGrip™-riviliitinmittapää	55
AC87	1278079	Mittapäät	71
AC89	873448	Eristeen läpi mittaava piikki, 1kpl	80
BP980	1616807	Kaksoisbanaaniliitin	81
FTP-1	3869437	Sulakkeelliset mittapäät	140
FTPL-1	3869443	Sulakkeelliset mittapäät ja mittajohdot	153
H900	1616818	Mittajohdoteline	50
LEADWRAP	4083525	Johto/kaapelisiteet, 3 kpl/paketti	12
T5-KIT-1	3971169	T5-lisävarustepaketti	78
T5-RLS	4089137	Mittausjohtosarja T5-600 ja T5-1000 testereille	35
TL175	3521976	Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä	43
TL175E	3565554	TL175, Mittausjohdot 2mm:n mittakärjellä & 4mm:n irrotettavalla adapterilla	47
TL220-1	3971178	SureGrip-johtosarja teollisuuskäyttöön	118
TL221	2003602	SureGrip-jatkojohtosarja	53
TL222	2003616	SureGrip-silikonimittausjohdot	53
TL223-1	3971184	Suregrip-johtosarja sähkömittauksiin	108
TL224	1610198	SureGrip-silikonimittausjohdot	47
TL225-1	3971191	SureGrip-johtosarja tuloimpedanssin muuntimella	154
TL238	2132831	SureGrip-mittapäasarja	118
TL27	668571	Mittausjohdot, banaanipäät	55
TL40	1590606	Mittajohdot säädettävällä mittakärjellä	78
TL71-1	3971207	Mittausjohdot	43
TL75-1	3971218	Mittausjohdot	37
TL76	2032684	Monitoimimittausjohtosarja	60
TL80A-1	3971229	Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, vakiosarja	112
TL81A	1277073	Mittausjohdot elektroniikan testauksiin, de luxe	234
TL910	1616632	Vaihtokärkiset mittajohdot	109
TL930	1616671	Banaani/banaani välijohto (60 cm)	26
TL932	1616680	Banaani/banaani välijohto (90 cm)	29
TL935	1616698	Välijohtosarja (60, 90, 120 cm)	88
TL940	1616705	Minikoukku mittajohdot	29
TL950	1616710	Minikaksoiskoukku mittajohdot	55
TL960	1616722	Microkoukku mittajohdot	29
TL970	1616793	Koukku- ja kaksoiskoukku mittapäasarja	112

Model	Article Nr.	Description	EUR
TLK1550-RTL	4112351	10kV:n hauenleuat kiinteillä mittausjohdoilla	336
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip mittapääsarja	216
TLK-225-1	3971234	SureGrip varustesarja	234
TLK281-1	3971241	SureGrip-johtosarja autokäyttöön	206
TLK282-1	3971252	SureGrip Deluxe johtosarja automittauksiin	264
TLK287	3045631	Mittausjohtosarja sähkömittauksiin	247
TLK289 EUR	3092521	Mittausjohtosarja teollisuuskäyttöön	247
TLK290	2435092	Mittapääsarja	92
TLK291	2435108	Sulakkeelliset mittapäät	92
TP1-1	3971265	Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin	26
TP175	3521983	Twist Guard -mittapäät 2 mm:n mittauskärjellä	29
TP175E	3565568	TP175 TwistGuard -mittapäät 2mm:n mittauskärjellä ja 4mm:n adapterilla	34
TP2-1	3971283	Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin	29
TP220-1	3971276	SureGrip-mittapäät	29
TP38	1541636	Mittauskärjet 2 mm, banaaniliittimiin, kärjen pituus alle 4 mm, 2 kpl	26
TP38-2001-OSP	2438858	Slim Reach Test Probe, red	20
TP74	1541649	Mittauskärjet 4 mm, jousikuormitteiset, banaaniliittimiin, 2 kpl	29
TP80	873455	Mittauskärjet banaaniliittimiin, 2 kpl	58
TP912	1616644	Vaihtokärjet TL-910:lle	55
TP920	1616659	Mittapääsarja	78
Temperature Accessories			
80I-110S	114519	AC/DC-virtapihti oskilloskoopille (100 A)	1059
I1000S	1568487	AC-virtapihti (1000 A)	916
I1010	617735	AC/DC-virtapihti (1 000 A)	657
I1010-KIT	2096998	AC/DC-virtapihti (1000A) + pehmeä kantolaukku	671
I200	664755	AC-virtapihti (200 A)	230
I2000 FLEX	2584912	AC-virtapihti (2000 A)	456
I200S	664760	AC-virtapihti (200 A)	381
I30	2584920	AC/DC-virtapihti (30A)	608
I3000 FLEX-4PK	2696367	AC-virtapihti (3000 A), 4-kpl	1833
I3000S	657202	AC-virtapihti (3000 A)	1100
I3000S FLEX-24	2584888	AC-virtapihti (3000A), 610 mm	701
I3000S FLEX-36	2584901	AC-virtapihti (3000A), 915 mm	839
I30S	2584935	AC/DC-virtapihti (30A)	839
I310S	2840309	AC/DC-virtapihti (300 A)	505
I400	2277225	AC-virtapihti (400 A)	230
I400S	2277202	AC-virtapihti (400 A)	411
I40S-PR	3949777	40A Current Clamp (1750)	533
I410	617727	AC/DC-virtapihti (400 A)	381
I410-KIT	2097005	AC/DC-virtapihti (400A) + pehmeä kantolaukku	442
I6000S FLEX-24	2840311	AC-virtapihti (6000 A)	916
I6000S FLEX-36	2840327	AC-virtapihti (6000 A)	1070
I800	2840283	AC-virtapihti (800 A)	328
80AK-A	2747812	Termoparisovitin	51
80BK-A	2747801	K-tyypin lanka-anturi yleismittariin banaaniliittimillä	56
80CJ-M	833046	Termopariminiliitin, 2 kpl (J-tyyppi)	37

Model	Article Nr.	Description	EUR
80CK-M	779942	Termopariminiliitin, 2 kpl (K-tyyppi)	37
80PJ-1	1288191	Lanka-anturi (J-tyyppi)	40
80PJ-9	1288218	Puikkoanturi (J-tyyppi)	100
80PJ-EXT	1288234	Jatkojohto (J-tyyppi)	91
80PK-1	750422	Lanka-anturi (K-tyyppi)	54
80PK-10	3439199	Putkenlämpöanturi (K-tyyppi)	307
80PK-11	2724500	Velcro-tarrakiinnitteinen lämpötila-anturi	59
80PK-18	3448859	Putkenlämpöanturi paketti	497
80PK-22	2098684	Puikkoanturi	152
80PK-24	2098691	Ilma-anturi	199
80PK-25	2098706	Piikkiantanturi	181
80PK-26	2098714	Yleisanturi	199
80PK-27	2098723	Teräksinen pintalämpötila-anturi	545
80PK-3A	874610	Pintalämpöanturi (K-tyyppi)	342
80PK-8	200360	Putkenlämpöanturi (K-tyyppi)	279
80PK-9	1288229	Puikkoanturi kaasujen ja pintalämpötilojen mittaamiseen (K-tyyppi)	100
80PK-EXT	1288241	Jatkojohto (K-tyyppi)	91
80PR-60	2148313	RTD-lämpötila-anturi (Fluke 66 ja 68)	110
80PT-25	2104397	Piikkianturi	156
80PT-EXT	1288252	Jatkojohto (T-tyyppi)	91
80T-150UA	3190456	Lämpötilan mittausmoduuli yleismittareille	428
80TK	736736	Termoparimuunnin yleismittareille (K-tyyppi)	216
Cases and Holsters			
C101	2437514	Kova kantolaukku	96
C115	2826063	Pehmeä kantolaukku mittareille	92
C116	2826074	Pehmeä kantolaukku mittareille	110
C11XT	5308996	Fluke C11XT suojaava kova kantolaukku	39
C125	646858	Pehmeä laukku	71
C12A	930529	Pehmeä kantolaukku mittareille	49
C150	4111540	Pehmeä kantolaukku jännite-/jatkuvuustestereille	44
C1600	2091049	Kantolaukku mittarille ja varusteille	58
C1620	4359042	Kantolaukku	285
C190	677401	Kova laukku (190-sarja)	358
C195	677408	Pehmeä laukku	330
C23	1663209	Pehmeä kantolaukku	38
C25	681114	Pehmeä kantolaukku mittareille	83
C280	3182785	Pehmeä kantolaukku mittareille	96
C33	1664120	Pehmeä kantolaukku	44
C345	3311173	Pehmeä -kantolaukku	117
C35	2826056	Pehmeä kantolaukku mittareille	66
C37XT	5309001	"Fluke C37XT suojaava kova kantolaukku"	54
C43	1663230	Pehmeä kantolaukku	124
C50	762823	Pehmeä kantolaukku mittareille	58
C520A	1629104	Nahkainen vyökotelo testereille	89
C550	1547919	Työkalulaukku	195
C75	865535	Pehmeä kantolaukku tarvikkeille	27
C781	619988	Pehmeä kantolaukku mittareille	143

Model	Article Nr.	Description	EUR
C789	946694	Pehmeä kantolaukku mittareille	273
C799	4021731	Soft case for Fluke 75x series	162
C90	466029	Pehmeä kantolaukku mittareille	56
CAMO-C25	4110632	Fluke CAMO-C25 Camouflage kantolaukku	56
CXT1000	4628917	Kova kantolaukku muotoiltavalla sisuksella	252
CXT170	3352567	Lujatekoinen kova kantolaukku	252
CXT280	3352571	Lujatekoinen kova kantolaukku	252
CXT80	3352559	Lujatekoinen kova kantolaukku	252
FLK-C3003	4582928	3-Compartment soft case	58
FLUKEPACK30	4983088	Työkalureppu	213
H15	4111533	Vyökotelo (T100-sarjan)	42
H3	1608458	Vyökotelo (330-sarja)	61
H5	649365	Vyölaukku (Fluke T5)	50
H80M	2138458	Kotelo + Magneettiripustin	61
H-T6	4910585	T6-vyölaukku	50
TB25	5308970	Fluke TB25 työkalulaukku	89
Automotive Accessories			
BP880	2150594	BNC-kaksoisbanaanipistoke (naaras)	22
BP881	2151015	BNC-kaksoisbanaanipistoke (koiras)	29
RPM80	880849	Kierroslukuanturi	149
SCC 198	2100208	Autolisävarustepaketti (190-sarja)	1267
STL90	201233	Suojatut mittajohdot (120/190-sarja)	352
TAS90	614187	Autolisävarustesarja (120/190-sarja)	99
TL28A	1273185	Mittausjohtosarja autokäyttöön	88
TL82	2150636	Mittapää (uros & naaras) -sarja autokäyttöön	178
TP40	1567573	Mittapääneulat autokäyttöön (viisi) (4 mm)	62
TP81	2149098	Eristeen läpi mittaava piikki (4 mm)	87
TP82	2149080	Eristeen läpi mittaava piikki (2 mm)	82
TP88	2149102	Jäykät mittapääneulat	21
Other Accessories			
80K-40	382846	Suurjännitemittapää 40 kV	437
80K-6	532424	Suurjännitemittapää 6 kV	244
EBC290	3894906	Ulkoinen akkulaturi BP29x-akuille	148
FL-120 EX	4972431	120 lumenin luonnostaan vaaraton taskulamppu	96
FL-150 EX	4972446	150 lumenin luonnostaan vaaraton taskulamppu	126
FL-45 EX	4972422	45 lumenin luonnostaan vaaraton taskulamppu	63
HL-200 EX	4972410	200 lumenin luonnostaan vaaraton otsalamppu	126
L200	2096346	Mittapään valo	37
L205	2098588	Kestävä suuritehoinen xenon-valo	50
L206	2098595	Deluxe LED Hat Light -valo	60
L210	2096379	Mittapään valo ja pidennyskappale	59
L215	2096368	Suregrip varustesarja	137
LVD1A	4571403	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	49
LVD2	2740300	LED-taskulamppu kosketuksettomalla AC-jännitteentunnistimella	56
SV225	3100477	Tuloimpedanssimuunnin	105
TPAK	1281997	ToolPak, ripustus magneetin tai hihnan avulla	60

Model	Article Nr.	Description	EUR
Fuses			
7017240.0	2279339	Sulake, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	14,4
FUSE	740670	Sulake, A:630mA (F), V:250V, IR: 11500A, 5x20 mm	4,75
FUSE	803293	Sulake, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	11,2
FUSE	830828	Sulake, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	10,05
FUSE	943121	Sulake, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	6,2
Software			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB kaapeli (280-sarja, 1653B/1654B, 789, 1550C, 1555)	226
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms-ohjelmisto + kaapeli (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms -päivitys	201
SCC19OEF3	671826	FlukeView-ohjelmisto + USB kaapeli + laukku	908
Seminar Boxes			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	125
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	495
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	1250
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	175
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE FOR 1 PERSON (MIN 6 PERSON ATTENDANCE)	275
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	995
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	1995
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 GENERIC END-USER TRAINING FOREIGN TRAVEL EXPENSE UNIT	100

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Hinnat ovat suositushintoja ALV 0%.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Sähköposti: cs.fi@fluke.com
Puhelin +358 (0)800 111 862

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
03/2023 fifi

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.