

Tarif Fluke Outils de Diagnostic

Au: 01.03.2023

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - Séries 3000			
FLK-3000FC	4401595	Multimètre TRMS FC sans fil, 1000 V AC/DC, courant, continuité, diodes, capacité, fréquence	423
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kit multimètre Fluke 3000FC TRMS 1000V AC/DC Fluke Connect et détecteur de tension 200V-1000V	605
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Multimètre TRMS Fluke 3000FC Fluke Connect, kit de cordons de luxe (TL910), étui (C35), suspension magnétique (ToolPak)	546
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimètre TRMS Fluke Connect sans fil Fluke 3000FC, 1000V AC/DC et kit suspension magnétique TPAK	470
FLK-A3000FC	4401588	Module pince de courant TRMS 400 Aac, enregistreur 65000 mesures horodatées, Fluke Connect	272
FLK-A3000FC KIT	4465618	Kit multimètre FLK-3000FC, module enregistreur pince de courant TRMS 400 Aac ref.FLK-A3000FC ,accessoires, en sacoche	605
FLK-A3001FC	4459439	Module pince de courant flexible iFlex 2500 Aac, mémoire 65000 mesures horodatées, Fluke Connect	318
FLK-A3001FC KIT	4465665	Kit multimètre Fluke 3000FC, module enregistreur pince de courant flexible FLK-A3001FC, accessoires, en sacoche	651
FLK-A3002FC	4459442	Module de courant AC/DC, enregistreur, 65000 mesures horodatées, Fluke Connect, sonde de courant I410 ou I1010 en option	182
FLK-A3003FC	4629295	FLK-A3003FC Module pince de courant DC 2000 A, enregistreur, Fluke Connect	773
FLK-A3004FC	4629301	FLK-A3004FC Module pince de courant DC 4-20 mA, enregistreur, Fluke Connect	909
FLK-T3000FC	4401563	Module de température type K Fluke Connect, mémoire 65000 mesures horodatées	272
FLK-T3000FC KIT	4465652	Kit contenant : Le multimètre Fluke 3000FC, le module température Fluke T3000FC et des accessoires (TL175, AC175, 80PK-1, TPAK). En sacoche	605
FLK-V3000FC	4401556	Module enregistreur de tension AC-1000V, Fluke Connect, mémoire 65000 mesures horodatées	287
FLK-V3000FC KIT	4465641	Kit en sacoche contenant : Le multimètre Fluke 3000FC, module de tension AC Fluke V3000FC, accessoires (TL175, TL224, AC175, AC285, TPAK). En sacoche	605
FLK-V3001FC	4459421	Module enregistreur de tension DC-600V, Fluke Connect, mémoire 65000 mesures horodatées	287
FLK-V3001FC KIT	4467777	Kit multimètre Fluke 3000FC, le module de tension 600Vdc Fluke V3001FC et accessoires (TL175, TL222, AC175, AC220, TPAK). En sacoche	605
Fluke Connect - 3500 Sensor Series			
FLK-3540 KIT UK/EU	5081559	Analyseur de réseaux électriques mono/triphasé Fluke-3540	3601
Fluke Connect - Accessoires			
FLUKE-IR3000FC	4460436	Connecteur Infrarouge Fluke Connect	202
Multimètres numériques			
Multimètres Série 110			
C50	762823	Sacoche	58
FLUKE-113 EUR/F	3328032	Testeur multimètre automatique TRMS 600Vac/dc, résistance, continuité, capacité	163

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimètre TRMS 600 Vac/dc, résistance, continuité	236
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimètre TRMS 600 Vac/dc 10 Aac/dc, capacité, fréquence, résistance, continuité, capacités, test de diodes.	279
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimètre TRMS HVAC, 600 Vac/dc, courant ionisation, thermomètre TcK (400°C), capacité, fréquence, résistance, continuité, test de diodes.	335
FLUKE-116/323 KIT	4296029	kit combiné HVAC, avec multimètre Fluke 116 et Pince de courant multimètre Fluke 323 (400Aac)	476
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Kit HVAC avec multimètre Fluke-116 (gamme courant ionisation) et thermomètre IR Fluke-62 MAX+ (double visée laser, -30 à 650°C, alarmes réglages)	431
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimètre TRMS 600 Vac/dc, 10 Aac/dc avec mesure de tension sans contact, capacité, fréquence, résistance, continuité, diodes.	349
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Kit électricien avec multimètre Fluke-117 et pince multimètre Fluke-323 (400Aac) en sacoche, suspension magnétique TPAK	453
FLUKE-117/PRV240	4636971	kit multimètre Fluke 117 et source de tension PRV240	454
Multimètres Série 170			
C90	466029	Sacoche pour multimètres	56
FLUKE-175 EGFID	1592901	Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc	343
FLUKE-175/F	4705557	Multimètre numérique TRMS polyvalent 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc	261
FLUKE-177 EGFID	1592874	Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, rétroéclairage	415
FLUKE-177/F	4705569	Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc 10 Aac/dc, rétroéclairage	327
FLUKE-179 EGFID	1592842	Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc, T°, rétroéclairé	490
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Kit Fluke-179 et accessoires TL224, AC280, TL910, 80BK-A, TPAK, en sacoche	560
FLUKE-179/F	4705578	Multimètre numérique TRMS 1000 Vac/dc, 10 Aac/dc, T°, rétroéclairé	393
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Kit électricien multimètre TRMS Fluke 179 et pince-multimètre TRMS Fluke 323	606
IB179K-F	5134081	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	612
IB179L-F	5134062	Multimètre numérique trms Fluke 179 et tournevis ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	489
IB179M-F	5134070	Multimètre numérique trms Fluke 179 et tournevis ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	513
Multimètres Série 200			
BC500TDMM	4820410	Chargeur de batterie, FLUKE-279FC	178
C280	3182785	Sacoche	96
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Kit composé du Fluke 287 et du logiciel FlukeView® Forms	1159
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Kit composé du Fluke 289 et du logiciel FlukeView® Forms	1237
FLUKE-233 EU	3469334	Multimètre TRMS à écran déporté	493
FLUKE-279FC I/B	4989200	Multimètre TRMS Fluke 279 Fluke Connect sans fil avec iFlex (Gamme 2500Aac) & batterie supplémentaire, Caméra thermique Intégrée -10 à 200°C.	1441
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Multimètre TRMS Fluke 279 Fluke Connect sans fils, intégrant caméra thermique -10 à 200°C et sonde courant Iflex 2500Aac	1310
FLUKE-287/EUR	3947781	Multimètre 50 000 points enregistreur	897
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Kit composé du Fluke 287 affichage 50000 points, enregistreur, graphique des tendances et du logiciel FlukeView Forms	1052

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-289/EUR	3947801	Multimètre 50 000 points enregistreur, graphique des tendances, mesure variateur vitesse	976
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Kit composé du Fluke 289 et du logiciel FlukeView® Forms	1086
FLUKE-289/IMSK	3449156	Kit de réparation comprenant multimètre industriel Fluke 289, enregistreur, graphique de tendances, 50000 points, et sonde courant i400 (TL71, AC175)	961
Multimètres Série 20			
C25	681114	Sacoche pour multimètres	83
FLUKE-27II/EUR	3947770	Multimètre industriel durci (IP67)	770
FLUKE-28II/EUR	3947820	Multimètre industriel durci (IP67), mesure sur vatriateur de vitesse	770
FLUKE-28IIEX	4017165	Multimètre numérique insdustriel TRMS ATEX	1847
Multimètres Série 70			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimètre numérique Fluke 77 IV	605
Multimètres Série 80			
C25	681114	Sacoche pour multimètres	83
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Multimètre numérique TRMS Fluke 87V MAX sur-protégé IP67, résiste aux chutes jusqu'à 4m et jeu de cordons de mesure MC4 PVLEAD1	782
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimètre numérique industriel bande passante 5 kHz	642
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Kit industriel multimètre Fluke 87-V en sacoche avec cordons modulaires TL224, pinces crocodiles AC285, Pointes TP238, TPAK, sonde de température 80BK	807
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multimètre numérique industriel TRMS, mesure sur variateur de vitesse, capture transitoire de 250µs	671
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Kit d'entretien contenant un multimètre industriel Fluke 87V	779
FLUKE-87V-MAX	5140033	Multimètre numérique industriel TRMS durci, autonomie doublée, mesure sur variateurs de vitesse	739
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Kit combiné pour applications industrielles Fluke 87V MAX E2	872
Pinces multimètres			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	FLK-393FC-PVLEAD, Kit photovoltaïque pince Fluke 393 FC et cordons MC4	801
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Kit Photovoltaïque avec pince-multimètre Fluke-393 FC, irradiancemètre IRR1, et cordons de mesure MC4	1136
FLUKE-323	4152628	Pince multimètre économique AC TRMS compacte 400 Aac, 600 Vac/dc, en sacoche avec cordons	183
FLUKE-324	4152637	Pince multimètre AC TRMS compacte 40/400 Aac,600 Vac/dc, en sacoche avec cordons et sonde thermocouple	237
FLUKE-324/F	4705656	Pince multimètre AC TRMS compacte 40/400 Aac,600 Vac/dc, en sacoche avec cordons et sonde thermocouple	194
FLUKE-325	4152643	Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc, en sacoche avec cordons et sonde thermocouple	320
FLUKE-325/F	4705642	Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc, en sacoche avec cordons et sonde thermocouple	244
FLUKE-353	2840252	Pince ampèremétrique TRMS 2000 Adc 1400 Aac, fréquence. Lvrée en sacoche	915
FLUKE-355	2840265	Pince-multimètre TRMS 2000 Adc, 1400 Aac, 1000 Vdc, 600 Vac résistance, continuité, fréquence.	1110
FLUKE-365/E	3790607	Pince-multimètre 200A AC/DC TRMS à mâchoire détachable	381

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-368 FC	4709907	Pince à courant de fuite enserrage 40 mm, enregistreur 65000 mesures horodatées, Fluke Connect	977
FLUKE-369 FC	4709934	Pince à courant de fuite enserrage 61 mm, enregistreur 65000 mesures horodatées, Fluke Connect	1016
FLUKE-373/E	3790564	Fluke 373/E Pince multimètre TRMS 600 Aac	381
FLUKE-374 FC	4696001	Fluke 374FC Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc, Fluke Connect	544
FLUKE-375 FC	4695932	Fluke 375FC Pince multimètre TRMS 600 Aac/dc, Fluke Connect	639
FLUKE-376 FC	4695861	Fluke-376FC Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc sonde Flex 2500 Aac,Fluke Connect	703
FLUKE-377 FC/E	5111858	Fluke 377FC/E Pincés multimètres TRMS 1000 Aac/dc sonde iFlex, FieldSense™, compatible Fluke Connect, Affichage simultané Tension et Courant	688
FLUKE-377/E	5225745	Fluke 377/E Pincés multimètres TRMS 1000 Aac/dc sonde iFlex, FieldSense™, affichage simultané Tension et Courant	740
FLUKE-378 FC/E	5225723	Fluke 378FC/E Pincés multimètres TRMS 1000 Aac/dc sonde iFlex, FieldSense™, compatible Fluke Connect, affichage simultané Tension et Courant	794
FLUKE-378/E	5225761	Fluke 378FC/E Pincés multimètres TRMS 1000 Aac/dc sonde iFlex, FieldSense™, affichage simultané Tension et Courant	855
FLUKE-381	3610452	Fluke 381 Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc à écran détachable, sonde iFlex	853
FLUKE-393/E	5274939	Fluke 393/E, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex, applications photovoltaïques et traction ferroviaire	797
FLUKE-393FC/E	5274900	Fluke 393 FC, Pince-multimètre TRMS 1500 Vdc 1000 Aac/dc avec iFlex, applications photovoltaïques et traction ferroviaire, compatible Fluke Connect	797
FLUKE-902 FC	4695814	Fluke 902FC Pince Multimètre TRMS 600 Aac/dc HVAC, thermomètre et mesure courant de ionisation de flamme, compatible Fluke Connect	426
FLUKE-I2500-10	3676410	Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 10 pouces	197
FLUKE-I2500-18	3676405	Sonde de courant flexible iFlex 2500 Aac, 18 pouces	197
H3	1608458	Etui (Série 330)	61
PVLEAD1	5301188	Jeu de cordons de test MC4 à 4MM, noir/rouge	53,56
PVLEAD3	5301195	Ensemble de pincés MC4 photovoltaïque	86,77
Multimètres de table			
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + câble (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	Fluke FlukeView® Forms, logiciel de base (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	201
Automobile			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Kit en sacoche (C800) contenant : multimètre 88V, capteur inductive RPM80, sonde de température 80BK, ACC (TL224, AC285, TP220, TPAK)	958
Outils			
IB117KEUR	5195045	Multimètre d'électricien Fluke 117 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pincés isolées)	489
IB117L	5133953	Multimètre d'électricien Fluke 117 et tournevis SLS3 + ISLS5 + IPHS2	367
IB117M	5133966	Multimètre d'électricien Fluke 117 et tournevis ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	390
IB376KEUR	5195061	Kit Pince multimètre TRMS Fluke-376 FC +Set d'outils isolés(5tournevis-3pincés)	819

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
IB376L	5134134	Kit Pince Multimètre TRMS Fluke-376 FC + 3 tournevis isolés ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	710
IB376M	5134141	Pince Multimètre Fluke-376 FC + 5 tournevis isolés ISLS3/ISLS5/IPHS2/IPHS1/ISLS8	734
IB875KEUR	5195050	Multimètre industriel 87V + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	795
IB875L	5134096	Multimètre industriel Fluke 87V et tournevis ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	672
IB875M	5134107	Multimètre industriel Fluke 87V et tournevis ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	696
IBT6KEUR	5195077	Testeur électrique T6-1000/EU + Set d'outils isolés (5 tournevis+3 pinces)	489
IKPK7	5067392	Sac à dos d'outils professionnel Fluke Pack30 + kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	471
IKPL3	5067377	Kit de 3 pinces isolées, 1 000 V	195
IKSC7	5067345	Kit de 7 tournevis isolés, 1 000 V (3 plats, 2 Phillips, 2 carrés)	155
IKST7	5067389	Kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées, 1 000 V)	315
INCP8	5067267	Pince de poseur de ligne combinée isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	65
INDC8	5067244	Pince coupante diagonale robuste isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	78
INLP8	5067232	Pince à long bec avec lame latérale isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	72
INPP10	5067259	Pince multiprise à réglage rapide isolée, 10 in, 250 mm, 1 000 V	92
IPHS1	5067306	Tournevis Phillips #1. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	24
IPHS2	5067314	Tournevis Phillips #2. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	30
ISLS3	5067271	Tournevis plat isolé 3/32 in x 3 in, 2,5 mm x 75 mm, 1 000 V	21
ISLS5	5067280	Tournevis plat isolé 5/32 in x 4 in, 4 mm x 100 mm, 1 000 V	21
ISLS8	5067298	Tournevis 125 mm avec lame plate 6 mm Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	30
ISQS1	5067323	Tournevis carré isolé #1 4 in, 100 mm, 1 000 V	29
ISQS2	5067338	Tournevis carré isolé #2 5 in, 125 mm, 1 000 V	29
RUP8	5081598	1 pochette à outils enroulable	26
Testeurs électriques			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	FLK-1AC-A1-II-5PK, Pack de 5 détecteurs de tension 90-1000V FLUKE-1AC-A1-II	157
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	FLK-1AC-E1-II-5PK, Pack de 5 détecteurs de tension 200-1000V FLUKE-1AC-E1-II	157
FLK2AC/200-1000V5	3806487	FLK2AC/200-1000V5, Pack de 5 détecteurs de tension FLK2AC 200-1000Vac	145
FLK2AC/200-1000VC	3611972	FLK2AC/200-1000VC, Détecteur de tension format stylo 200-1000Vac	41
FLK2AC/90-1000V	3807928	FLK2AC/90-1000V, Détecteur de tension format stylo 90-1000Vac	41
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	FLK2AC/90-1000V5PK, Pack de 5 Détecteurs de tension FLK2AC 90-1000Vac	145
FLUKE-1000FLT	4472387	Testeur de lampes fluorescentes	321
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	Détecteur de tension 200-1000 V format stylo Voltalert	41
FLUKE-2042	2435038	Localisateur de câbles (Récepteur+ Transmetteur)	1098
FLUKE-2042T	2435045	Localisateur de câbles (transmetteur)	571
FLUKE-9040EUR	4014969	indicateur de sens de rotation de phase	292
FLUKE-9062	2435077	indicateur de sens de rotation de phase et moteur	268
FLUKE-T110	4016950	Vérificateur d'absence tension et continuité avec test DDR, affichage LED	110

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-T130	4016961	Vérificateur d'absence tension et continuité, LED et écran LCD	166
FLUKE-T150	4016977	Vérificateur d'absence tension et continuité, résistance, LED et écran LCD	191
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Kit composé d'un testeur Fluke-T150 & source de tension 240Vac/dc PRV240	379
FLUKE-T90	4016945	Vérificateur d'absence tension et continuité	78
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	50
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	50
LVD1A	4571403	Lampe / Détecteur de tension	49
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	56
PRV240	4566209	Source de tension 240V AC/DC, compatible multimètres, pincesse courant, VAT (vérificateur d'absence de tension)	226
PRV240FS	4910310	Source de référence T6/NCV	216
T5-1000 EUR1	659570	Testeur électrique pince ouverte 100 Aac, 1000 Vac/dc	249
T5-600 EUR1	659612	Testeur électrique pince ouverte 100 Aac, 600 Vac/dc	223
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	362
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Kit de test électrique avec étui et détecteur de tension 200V-1000V	278
T6-1000/EU	4910257	T6-1000/EU, Testeur 200 Aac FieldSense™ double affichage tension courant	368
T6-1000PRO/EU	5134758	T6-1000PRO/EU, Testeur 200 Aac FieldSense™ double affichage tension courant	378
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Kit comprenant testeur T6-600 EU, thermomètre infrarouge FLU-KE-62Max+ et détecteur de tension sans contact Fluke-1AC-E1-II 200-1000V	419
T6-600/EU	4910322	T6-600/EU, Testeur 200 Aac FieldSense™ mesure de tension sans cordons	288
TL1500DC	5313782	Cordons de mesure isolés Fluke TL1500DC	40
Niveaux lasers			
Lasers 3 points			
PLS 3G KIT	5009378	Kit laser 3 points vert	342
PLS 3G Z	5009369	Outil simple laser 3 points vert	286
PLS 3R KIT	5009357	Kit laser 3 points rouge	289
PLS 3R Z	5009340	Outil simple laser 3 points rouge	230
Lasers 5 points			
PLS 5G KIT	5009414	Kit laser 5 points vert	459
PLS 5G Z	5009406	Outil simple laser 5 points vert	405
PLS 5R KIT	5009391	Kit laser 5 points rouge	397
PLS 5R Z	5009384	Outil simple laser 5 points rouge	355
Lasers croix et points			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Kit laser croix et points vert	667
PLS 6G RBP SYS	5116079	Système laser croix et points vert	800
PLS 6G Z	5009461	Outil simple croix et points vert	546
PLS 6R RBP KIT	5195802	Kit laser croix et points rouge	533
PLS 6R RBP SYS	5195833	Système laser croix et points rouge	667
PLS 6R Z	5009423	Outil simple laser croix et points rouge	420
Lasers croix			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Kit laser en croix vert	465
PLS 180G RBP SYS	5116093	Système laser en croix vert	533

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
PLS 180G Z	5017287	Outil simple laser en croix vert	402
PLS 180R RBP KIT	5195840	Kit laser en croix rouge	373
PLS 180R RBP SYS	5195857	Système laser en croix rouge	465
PLS 180R Z	5017279	Outil simple laser en croix rouge	313
Lasers 3x360			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Laser trois plans rouge, outil nu	353
PLS 3X360R KIT	5114127	Laser trois plans rouge, kit	565
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Laser trois plans vert, outil nu	439
PLS 3X360G KIT	5114153	Laser trois plans vert, kit	620
PLS HGI3X360R	5204916	Vitre du boîtier PLS pour PLS 3X360R	31
PLS HGI3X360G	5214800	Vitre du boîtier PLS pour PLS 3X360G	31
PLS 3X360 MLB	5214817	Support en L magnétique avec micro-réglage et réglage de l'altitude	59
PLS 3X360 CB	5214821	Support pour plafond utilisé avec PLS 3X360 MLB	32
PLS 3X360 HC	5221067	Mallette Rigide Moulee Par Soufflage Pour PLS 3X360	24
Lasers rotatifs			
Lasers rotatifs horizontal			
PLS H2 KIT	5022496	Kit laser rotatif à faisceau rouge PLS H2 avec trépied et barre de mesure	1469
PLS H2 Z	5022470	Laser simple rotatif à faisceau rouge PLS H2	807
Lasers rotatifs pente manuelle			
PLS HV2G KIT	5022520	Kit laser rotatif à faisceau vert PLS HV2G	1960
PLS HV2G Z	5022535	Laser simple rotatif à faisceau vert PLS HV2G	1216
PLS HV2R KIT	5022558	Kit laser rotatif à faisceau rouge PLS HV2R avec trépied et barre de mesure	1806
PLS HV2R Z	5022501	Laser simple rotatif à faisceau rouge PLS HV2R	1049
Accessoires lasers			
PLS BC20	5022618	Cordon de charge pour PLS RBP10	47
PLS BP5	5031952	Pack batterie alcaline BP5	56
PLS C18	4985124	Boîte à outils pour niveau laser	109
PLS FS	5031929	Socle pour PLS 3, 5, 6	20
PLS GR16	5022652	Mire graduée systèmes USA et métrique	65
PLS GRT4	5022634	Cible réfléchissante magnétique verte	17
PLS MLB	5031934	Support en L magnétique PLS 3, 5, 6, 180	58
PLS RBC5	5031965	Cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-ion RBP5	17
PLS RBP10	5022607	Batterie rechargeable pour H2, HV2	96
PLS RBP5	5023322	Batterie Li-ion pour lasers portatifs PLS avec cordon de charge et adaptateurs	85
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Pack de batterie Li-ion RBP5 pour lasers combinés à points et lignes PLS	72
PLS RC2	5022564	Télécommande pour laser rotatif	80
PLS RRT4	5022629	Cible réfléchissante magnétique rouge	17
PLS WCB10	5022641	Support rotatif pour murs et plafonds	122
PLS XLD	5037696	Détecteur laser rotatif avec attache	270
PLS XLD CLAMP	5037709	Attache de détecteur rotatif	47
PLS-HGI180G	5067797	Vitre de remplacement en verre pour PLS 180G	32
PLS-HGI180R	5042463	Vitre de remplacement en verre pour PLS 180R	32
PLS-HGI3G	5067760	Vitre de remplacement en verre pour PLS 3G	32
PLS-HGI3R	5042439	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 3R	32
PLS-HGI5G	5067772	Vitre de remplacement en verre pour PLS 5G	32
PLS-HGI5R	5042442	Vitre de remplacement en verre pour PLS 5R	32

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
PLS-HGI6G	5067785	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 6G	32
PLS-HGI6R	5042456	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 6R	32
Télémètres laser			
FLUKE-417D	5099292	Télémètre laser	134
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Kit, Fluke417D/62Max+, Telemetre Laser 417D et Thermometre Infrarouge 62Max+	235
FLUKE-424D	4106866	Télémètre laser à portée maximale de 100 mètres	526
Analyseurs de batteries			
Analyseurs de batteries			
FLUKE-BT510	4489970	Testeur de batteries stationnaires Fluke-BT510	3982
FLUKE-BT520	4489981	Testeur de batteries stationnaires Fluke-BT520	5060
FLUKE-BT520ANG	5104752	Testeur de batteries stationnaires avec sondes de test soudées Fluke-BT520ANG	6153
FLUKE-BT521	4489996	Testeur de batteries stationnaires avancé Fluke-BT521	5545
FLUKE-BT521ANG	5104765	Testeur de batteries stationnaires avancé sondes de test soudées Fluke-BT521ANG	6707
Accessoires analyseurs de batteries			
BC500	4542299	Chargeur de batterie	181
BP500	4542300	Batterie au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh	150
BT500-PROBE-TIP	4561297	10 pointes de touches, 2 capuchons sondes longues, 2 capuchons sondes courtes	181
BTL10	4542264	Sondes standards pour Analyseur de batterie	483
BTL20	4542273	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (sans sonde de température)	743
BTL20ANG	4969588	Sonde de test interactive pour testeur de batterie avec pointe soudée	984
BTL21	4542286	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (avec sonde de température)	927
BTL-A	4542258	Adaptateur tension/courant	59
I410	617727	Sonde de courant AC/DC (400 A)	381
Testeurs d'isolement			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	1 jour de formation générique pour l'utilisateur final fournie par Fluke 1 personne supplémentaire	1284
FLUKE-1503	2427883	Contrôleur d'isolement 500V/1000V	562
FLUKE-1507	2427890	Fluke 1507 Contrôleur d'isolement 50/100/250/500/1000V	699
FLUKE-1550C	3665021	Fluke 1550C Megohmmètre Contrôleur d'isolement 5000V	5762
FLUKE-1550C FC	4977402	Megohmmètre Contrôleur d'isolement 5000V avec interface Fluke Connect IR3000FC	5762
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Kit testeur de résistance d'isolation (5Kv) avec IR3000FC	6352
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Megohmmètre numérique 5000v kit luxe	6352
FLUKE-1555	3665056	Fluke 1555 Megohmmètre contrôleur d'isolement 10 kV	6352
FLUKE-1555 FC	4977519	Fluke 1555C FC Megohmmètre Contrôleur d'isolement 10 kV avec interface Fluke Connect IR3000FC	6352
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Kit testeur de résistance d'isolation (10Kv) avec IR3000FC	6938
FLUKE-1555/KIT	3665111	Megohmmètre numérique 10000v kit de luxe	6938
FLUKE-1577	2157280	Multimètre Contrôleur d'isolement 500V/1000V	886
FLUKE-1587 FC	4691215	Multimètre Contrôleur d'isolement 100/250/500/1000V, Fluke Connect	1069
FLUKE-1587 T	2517605	Fluke-1587 T Multimètre Contrôleur d'isolement Telecom 50V/100V	992
FLUKE-1587/1400 FC	4692725	Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect avec pince i400	1140
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Kit dépannage moteur variateur Fluke 1587 FC, Fluke 9040, I400	1424

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke Connecteur, 1550 Infrarouge, FC	315
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	374
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	72
Contrôleurs d'installations			
1662 SCH FTT KIT	5317706	coupon pour 1 jour de formation générique pour l'utilisateur final fournie par Fluke pour 1 personne (participation minimale de 6 personnes)	1539
1663 SCH FTT KIT	5317745	1 jour de formation générique pour les utilisateurs finaux, fournie par Fluke, pour un maximum de 4 personnes.	1988
1663 SCH/TB25	5363282	1 jour de formation générale dispensée par Fluke dans les locaux du client pour un maximum de 6 personnes	1592
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1 unité frais de voyage à l'étranger pour la formation générique utilisateur final	2361
ES165X	2104706	Kit de piquets de test de terre (série 1650)	227
FLK-1662 SCH	4546944	Testeur d'installation à mémoires Schuko	1255
FLK-1663 SCH	4546980	Testeur d'installation avec test Dif type B Schuko	1713
FLK-1664FC SCH	4547054	Testeur d'installation FC avec pré-test d'isolement Schuko	2133
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Cordon secteur, Schuko (EU)	79
FLK-FEV300/KIT FR	5363623	Kit de test IRVE comprenant testeurs MFT FLUKE1664FC & FEV300 avec câble Type 2	2800
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite - 10 postes de travail	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Advanced - 10 postes de travail	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Advanced - 5 postes de travail	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Logiciel Fluke TruTest - CD (sans code de licence)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite - 5 postes de travail	1233
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	374
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	72
TL165X	2107756	Jeu de cordons standard (série 1650)	171
TP165X	2107742	Sonde à bouton de test avec cordon (série 1650)	123
ZERO ADAPTER	3261925	Adaptateur de mise à zéro (165xB)	56
Testeur d'émobilité			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Kit d'analyseur photovoltaïque multifonction Fluke SMFT-1000/KIT	5499
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Kit d'analyseur photovoltaïque multifonction Fluke SMFT-1000/PRO	5999
FLK-FEV300/TY2	5347987	Testeur fonctionnel borne de charge véhicule électrique IRVE, avec câble Type 2	959
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	Testeur fonctionnel borne de charge véhicule électr IRVE,avec câbles Types 1 & 2	1099
FLK-FEV300/BASIC	5348008	Testeur fonctionnel de borne de charge de véhicule électrique IRVE,sans câble	600
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	Câble type 2 pour testeur de borne de charge de véhicule électrique IRVE FLUKE	370
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	Câble type 1 pour testeur de borne de charge de véhicule électrique IRVE FLUKE	380
Testeurs photovoltaïque			
FLK-IRR1-SOL	5218288	Appareil de mesure de l'irradiation solaire	408

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Testeurs d'appareils portables			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite - 10 postes de travail	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Advanced - 10 postes de travail	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Advanced - 5 postes de travail	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Logiciel Fluke TruTest - CD (sans code de licence)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite - 5 postes de travail	1233
Testeurs de terre			
C1620	4359042	sacoche de transport pour mesureur de terre série Fluke 162x	285
CABLE REEL 25M BL	4343731	Bobine câble 25m, Bleu	93
CABLE REEL 25M GR	4343746	Bobine câble 25m, Vert	93
CABLE REEL 50M RD	4343754	Bobine câble 50m, Red	104
EARTH STAKE	4325492	Geo Earth Ground Tester, Earth stake	93
EI-1623	2577115	Fluke EI-1623 JEU DE PINCES (1623)	991
EI-1625	2577126	Fluke EI-1625 JEU DE PINCES (1625)	1185
EI-162BN	2577159	FLUKE-EI-162BN, 320mm diameter split core	2970
ES-162P3-2	4359377	Jeu de piquets pour les mesures à 3 pôles	356
ES-162P4-2	4359389	Jeu de piquets pour les mesures à 4 pôles	518
FLUKE-1623-2	4325155	Testeur de terre GEO de base	2005
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Kit testeur de terre GEO de base	3416
FLUKE-1625-2	4325162	Testeur de terre GEO avancé	3341
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Kit testeur de terre GEO avancé	4903
FLUKE-1630-2	4829515	Pince de boucle de terre et de courant de fuite (Non FC)	2037
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Pince de boucle de terre et de courant de fuite	2037
Outils de mesure de la qualité de l'air intérieur			
FLUKE-922	2679822	Débitmètre	964
FLUKE-922/KIT	2679831	Débitmètre Kit	1123
FLUKE-971	2418208	Thermomètre & Hygromètre	385
FLUKE-985	4131397	Compteur de particules	6328
FLUKE-CO-205	664714	Kit d'aspiration	270
FLUKE-CO-220	664711	Mesureur de monoxyde de carbone	801
PT12	2740212	Tube pitot de 30,48 cm	176
RLD2	3387163	Détecteur de fuites par lampe de poche	79
Thermomètres numériques			
8OPR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	110
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Kit combiné pince de courant (400A AC - 600V AC/DC), thermomètre IR (-30 à 500°C) et détecteur de tension 200V-1000V	347
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Kit HVAC avec multimètre Fluke-116 (gamme courant ionisation) et thermomètre IR Fluke-62 MAX+ (double visée laser, -30 à 650°C, alarmes réglages)	431
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Thermomètre numérique thermocouples - entrée simple / Type TC : J, K, T, E	452
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Thermomètre numérique thermocouples - double entrées / Type TC : J, K, T, E / Affichage T1-T2	572
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Thermomètre numérique thermocouple - 1 entrée / TC : J, K, T, E, N, R, S / Jusqu'à 500 pts sauvegardés	650

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Thermomètre numérique thermocouple - 2 entrée / TC : J, K, T, E, N, R, S / Affichage T1-T2 / Jusqu'à 500 pts sauvegardés	798
FLUKE-561	2558118	Thermomètre IR -40 à +550°C, D:S 12:1 et entrée thermocouple K, sonde temp. velcro incluse -30 à 105°C	210
FLUKE-566	2837799	Thermomètre IR -40 à + 650°C, D:S 30:1 & entrée TC-K (80PK-1 incluse) 20 points mémorisables, MIN-MAX-MOY-DIFF, Alarmes haute & basse	586
FLUKE-568	2837806	Thermomètre IR -40 à +800°C, D:S 50:1 & entrée TC-K (80PK-1 incluse) 99 points mémorisables, MIN-MAX-MOY-DIFF, Alarmes haute & basse	732
FLUKE-568EX	4321662	Thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque, & entrée TC-K (80PK-1 incluse), 99 points mémorisables, MIN-MAX-MOY-DIFF, Alarmes haute & basse	1811
FLUKE-572-2	4328074	Thermomètre IR -30 à +900°C, D:S 60:1 & entrée sonde de contact TC-K, Double visée laser, 99 points mémorisables, MIN-MAX-MOY-DIFF	866
FLUKE-62 MAX	4130474	Thermomètre infrarouge à simple visée laser, -30 à +500°C, D:S 10:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse	128
FLUKE-62 MAX +	4130488	Thermomètre infrarouge double visée laser -30 à +650°C, D:S 12:1, Affichage MIN-MAX-MOY-DIF, Alarmes Haute & Basse	148
FLUKE-64 MAX	4856105	Thermomètre infrarouge -30 à +600°C, D:S 20:1	189
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	362
Caméras industrielles			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	518
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Vidéoscope 3.8 mm, sonde 1 m, affichage avant	899
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	ENDOSCOPE FLK-5,5 MM, 0,7 M, SONDE ACC POUR ENDOSCOPE - EN-DOSCOPE 0,7 M AVEC SONDE ARTICULEE	1699
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Vidéoscope 5.5 mm, sonde 1 m, double affichage	649
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 1.2 m, double affichage	510
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 3 m, double affichage	761
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Vidéoscope 9 mm, affichage avant, enrouleur de sonde 20 m	2534
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Sangle tour de cou DS 7XX	64
FLK-DS703 FC	4962665	Caméra d'inspection haute résolution, 1200x720 pixels	2999
FLK-II900	5075603	Caméra acoustique ultrasonore localisation de fuites air comprimé Fluke-II900	20417
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	Couvercle de protection des micros des caméras Fluke-II900/ II910-2 pièces	91
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	Bandoulière pour caméra accoustique ultrasonore Fluke-II900 ou II910	38
FLK-II910	5233904	Caméra acoustique ultrasonore haute sensibilité Fluke-II910	23905
Caméras thermiques			
Série Performance			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Caméra thermique de poche Fluke PTI120, 120x90; 9HZ; 400C	888
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	FLK-TIS20+ 9HZ Caméra infrarouge Fluke TiS20+, 120x90 pixels, -20 à 150°C, compatible Fluke Connect et QR code	1501
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Caméra infrarouge Fluke TiS20+ MAX, 120x90 pixels ; -20 à 400°C ; compatible Fluke Connect et QR Code	1732

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Caméra thermique Fluke TiS55+ 27HZ, 256x192pixels, FOV 28°H x 20°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C	2861
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Caméra thermique Fluke TiS55+ 9HZ, 256x192pixels, FOV 28°H x 20°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C	2861
Série Professionnelle			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Caméra infrarouge, -20 à 1000°C, matrice 640x480 pixels, FOV 34° x 24°, IFOV 0.93mm@1m	12859
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge, -20 à 1000°C, matrice 640x480 pixels, FOV 34° x 24°, IFOV 0.93mm@1m	12859
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 30 Hz, 320x240pixels, FOV 34.1°H x 25.6°V, IFOV 1.86mm@1m, -20 à 400°C	3812
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 9 Hz, 320x240pixels, FOV 34.1°H x 25.6°V, IFOV 1.86mm@1m, -20 à 400°C	3812
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Caméra thermique Fluke TiS75+ 27HZ, 384x288pixels, FOV 42°H x 30°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C	4769
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Caméra thermique Fluke TiS75+ 9HZ, 384x288pixels, FOV 42°H x 30°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C	4769
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Caméra infrarouge FLUKE TiX580 60HZ, 640x480pixels, FOV 34°Hx24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 1000°C; Super Resolution, Obj.Orientable 240°	17327
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Caméra infrarouge FLUKE TiX580 9HZ, 640x480pixels, FOV 34°Hx24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 1000°C; Super Resolution, Obj.Orientable 240°	16175
Caméras thermiques haute définition			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Objectif infrarouge grand angle pour RSE300 ou RSE600	1384
FLK-2X- LENS	4961163	Téléobjectif 2x infrarouge intelligent pour RSE300 ou RSE600	2768
FLK-4X-LENS	4961188	Téléobjectif 4x infrarouge intelligent pour RSE300 ou RSE600	6200
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Caméra infrarouge Labo-R&D Fluke RSE300, 320x240 pixels, FOV 34°H x 25.5°V IFOV 1.85mm@1m, -10°C à 1200°C	13529
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Caméra infrarouge Labo-R&D Fluke RSE300, 320x240 pixels, FOV 34°H x 25.5°V IFOV 1.85mm@1m, -10°C à 1200°C	13529
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Caméra infrarouge Labo-R&D Fluke RSE600, 640x480 pixels, FOV34°H x 25.5°V, O.IFOV 93mm@1m, -10°C à 1200°C	19225
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Caméra infrarouge Labo-R&D Fluke RSE600, 640x480 pixels, FOV34°H x 25.5°V, O.IFOV 93mm@1m, -10°C à 1200°C	19225
FLK-RSE-MB	4961344	Support de fixation pour caméra infrarouge Fluke	169
FLK-RSE-ST	4973844	Support de fixation pour caméra infrarouge	183
Accessoires pour les caméras infrarouges			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Objectif IR Macro 25Micron pour TIX5xx (Ti4xx), FOV 50.5°Hx38°V, IFOV= 17.6µm@D=10mm	5751
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Téléobjectif IR 4X pour TIX5xx-Ti4xx, FOV 8.5°Hx6°V, 0,23mm@1.5m (matrice 640x480pixels)	7954
FLK-LENS/TELE2	4335350	Téléobjectif infrarouge pour TiX5xx-Ti4xx, FOV 17°H x 12°V, 0.46mm@1m (Matrice 640x480pixels)	1752
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Objectif grand angle infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1752
FLK-MACRO-LENS	4961195	Objectif infrarouge macro pour RSE300, FOV 16°Hx12°V, 0.89mm@1cm OU RSE600, FOV 23°Hx17°V, 0,63mm@1cm	4155
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Casque micro bluetooth pour séries de caméra IR Fluke TiSxx, TiX5xx, (Ti4xx) proposant la fonction enregistrement vocal.	105

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLK-TI-SBC3B	4354922	Base de rechargement (Ti200/Ti300/Ti400)	261
FLK-TI-SBP3	3440365	Chargeur de Batterie Lion Ti32/TiR32)	202
FLK-TIS-MSD	4763275	Carte micro SD pour caméra IR	105
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Accessoire de fixation pour trépied pour caméra IR : Ti90 / Ti95 / Ti100 / Ti105 / Ti110 / Ti125	130
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Accessoire de fixation sur trépied pour série caméra IR Ti4xx (TiSxx)	130
FLK-TI-VISOR2	3996500	Accessoire pare soleil pour modèles de caméra IR : Ti90, Ti95, Ti100, Ti105, Ti110, Ti125	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	FLK-TI-VISOR3 Accessoire pare soleil pour modèles de caméra IR série Ti4xx : Ti480 PRO (Ti200/Ti300/Ti400/Ti401/Ti450)	105
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Protection d'objectif pour série caméra IR TiX5xx	21
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Sangle de main réglable pour série de caméra TiX5xx	21
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Câble vidéo HDMI pour série de caméra TiX5xx	25
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Sangle de cou réglable pour série de caméra TiX5xx	41
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Batterie additionnelle pour la série Fluke TiX5xx	169
TI20-RBP	2577796	Pack batterie rechargeable (Fluke Ti20)	235
TI-CAR CHARGER	3039779	Chargeur allume cigare pour série de caméras TiSxx, Ti4xx, TiX5xx	169
Hublots infrarouges			
FLK-050-CLKT	3460346	Hublot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	229
FLK-075-CLKT	3460387	Hublot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	313
FLK-100-CLKT	3460439	Hublot IR 100 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	420
FLUKE-CV200	4326955	Hublot infrarouge 50 mm, loquet manuel	297
FLUKE-CV300	4326962	Hublot infrarouge 75 mm, loquet manuel	406
FLUKE-CV301	4338164	Hublot infrarouge 75 mm, loquet a cle de securite	435
FLUKE-CV400	4326996	Hublot infrarouge 100 mm, loquet manuel	569
FLUKE-CV401	4338173	Hublot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite	569
ScopeMeters			
ScopeMeters industriels			
FLUKE-123B/EU	4755659	ScopeMeter industriel 2x20MHz, EU	2120
FLUKE-123B/EU/S	4755890	ScopeMeter industriel 2 x20 MHz + Kit SCC logiciel+sacoche, EU	2685
FLUKE-123B/INT	4755710	ScopeMeter industriel 2x20MHz, INT	2120
FLUKE-123B/INT/S	4755953	ScopeMeter industriel 2x20MHz I + Kit SCC logiciel+sacoche, INT	2685
FLUKE-124B/EU	4755731	ScopeMeter industriel 2x40MHz, EU	2544
FLUKE-124B/EU/S	4755975	ScopeMeter industriel 2x40MHz + Kit SCC logiciel+sacoche, EU	3110
FLUKE-124B/INT	4755793	ScopeMeter industriel 40MHZ, INT	2544
FLUKE-124B/INT/S	4756031	ScopeMeter industriel + SCC 40MHz + Kit SCC logiciel+sacoche, INT	3110
FLUKE-125B/EU	4755818	ScopeMeter industriel 2x40MHz, EU	3038
FLUKE-125B/EU/S	4756054	ScopeMeter industriel 2x40MHz+ Kit SCC logiciel+sacoche, EU	3606
FLUKE-125B/INT	4755876	ScopeMeter industriel 2x40MHz, INT	3038
FLUKE-125B/INT/S	4756112	ScopeMeter industriel 2x40MHz + Kit SCC logiciel+sacoche, INT	3606
ScopeMeters Série 190			
FLUKE-190-062-III	5282331	Oscilloscope portable 2 x 60 MHz Scopemeter 190-062-III	3607
FLUKE-190-062-III-S	5282354	Oscilloscope portable 2x60 MHz ScopeMeter 190-062-III/S, valise et logiciel	4113
FLUKE-190-102-III	5282368	Oscilloscope portable 2 x 100 MHz ScopeMeter 190-102-III	4436
FLUKE-190-102-III-S	5282379	Oscilloscope portable 2x100 MHz ScopeMeter 190-102-III/S, valise et logiciel	4946

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-190-104-III	5282393	Oscilloscope portable 4x100 MHz ScopeMeter 190-104-III	4994
FLUKE-190-104-III-S	5282417	Oscilloscope portable 4x100 MHz ScopeMeter 190-104-III/S , valise et logiciel	5503
FLUKE-190-202-III	5282439	Oscilloscope portable 2x200 MHz ScopeMeter 190-202-III	5007
FLUKE-190-202-III-S	5282442	Oscilloscope portable 2x200MHz ScopeMeter 190-202-III/S, valise et logiciel	5518
FLUKE-190-204-III	5282463	Oscilloscope portable 4x200MHz ScopeMeter 190-204-III	5714
FLUKE-190-204-III-S	5282474	Oscilloscope portable 4x200 MHz ScopeMeter 190-204-III/S, valise et logiciel	6223
FLUKE-190-502-III	5282495	Oscilloscope portable 2x500MHz ScopeMeter 190-502-III	6167
FLUKE-190-502-III-S	5282508	Oscilloscope portable 2x500 MHz ScopeMeter 190-502-III/S, valise et logiciel	6678
FLUKE-190-504-III	5282513	Oscilloscope portable 4x500MHz ScopeMeter 190-504-III	6393
FLUKE-190-504-III-S	5282524	Oscilloscope portable 4x500 MHz ScopeMeter 190-504-III/S , valise et logiciel	6903
Analyseurs de variateurs de vitesses			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Fluke MDA 550 III Analyseur de variateurs de vitesse	8169
SB-500	5011046	Jeu de brosses d'arbre, repl brosse pour SVS-500 et MDS-500	356
SVS-500	5011031	Jeu pour tension d'arbre et base magnétique	473
Accessoires pour ScopeMeter			
AC120	646163	Pinces crocodile industrielles	65
AS400	3894880	Jeu supplémentaire pour sondes	153
BB120	646171	Fiche banane pour adaptateur BNC	71
BC190/830	4821057	Adaptateur secteur universel Fluke BC190/830	257
BHT190	3379374	Ensemble d'adaptateurs de dérivation	500
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	139
BP190	677390	Pack Batterie NiMH (série 190)	281
BP290	4025762	Pack de batteries simple capacité pour les appareils 190 s	332
BP291	3894688	Batterie Li-ion double capacité, pour Fluke 190-seriesII	466
C120B	4744391	Sacoche de transport pour la série Fluke 120B	192
C125	646858	Sacoche pour multimètre	71
C190	677401	Mallette (série 190)	358
C195	677408	Sacoche	330
C290	3894803	Valise rigide de transport	299
CS20MA	677393	Shunt de courant 4-20 mA	137
CXT293	5292356	Valise rigide pour oscilloscope portable série Fluke 190-III	267
EBC290	3894906	Chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291	148
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	Logiciel d'exploitation/rapports pour oscilloscope portable série 190-III	315
HC120	646668	Pinces à crochet	81
HC200	2086410	Pinces à crochet	57
HH290	3894844	Crochet de suspension pour ScopeMeter 190 série II	106
MA190	1567481	Kit d'accessoires pour usage médical (série 190)	632
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	226
PM9080/101	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	377
PM9081/001	916093	Adaptateur BNC Femelle vers fiches banane Male. Branchez votre sonde à sortie BNC sur votre multimètre	72

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
PM9082/001	916163	Adaptateur fiches bananes Femelle vers connecteur BNC Male. Entrez votre signal sur votre oscilloscope via vos fiches bananes	72
PM9091/001	935598	Câbles coaxiaux BNC (1,5 m)	169
PM9092/001	935601	Câbles coaxiaux BNC (0,5 m)	148
PM9093/001	935593	Adaptateur BNC mâle/femelle	99
RS120-III	4023947	Jeu d'accessoires de rechange pour STL120-III et VPS40-III	153
RS400	3894867	Jeu de sondes de rechange VPS400	122
RS500	4025886	Jeu d'accessoires de rechange pour sondes VPS500	220
SCC 198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	1267
SCC120B	4744423	Kit d'accessoires, sacoches et logiciels pour la série 120B	706
SCC190EFG	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	908
SCC290	3894826	Valise rigide de transport et logiciel	553
SCC293	5292363	Valise et logiciel d'exploitation pour oscilloscope portable série 190-III	553
SCC298	4138312	Kit de dépannage automobile, FLUKE-190 série II	1346
SP120B	4744414	Protège-écran pour la série 120B	63
STL120-III	4023901	Jeu de cordons de mesure blindés	269
STL120-IV	4744340	Jeu de cordons de mesure blindés 600 V CAT IV	225
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	352
SW90W	3894923	Logiciel FlukeView ScopeMeter	503
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	99
TRM50	4025864	Connecteur de terminaison de câble coaxial BNC mâle-BNC fe	264
UA120	4744384	Adaptateur connecteur USB	63
VPS101	3086317	Jeu de sondes de tension 01:01, noir, 30 MHz, 1,2 m	306
VPS210-G	3086247	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS210-R	3086235	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS212-G	3086286	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 2,5 m	306
VPS212-R	3086273	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 2,5 m	306
VPS220-G	3086300	Jeu de sondes de tension 100:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS220-R	3086299	Jeu de sondes de tension 100:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS40-III	4023920	Sonde de tension, 10:1, avec pointe de test isolée 4 m	178
VPS41	4744378	Jeu de sondes de tension 40 MHz 600 V CAT IV	220
VPS410-II-B	4276937	Jeu de sondes de tension 10:1,bleu, 500 MHz	290
VPS410-II-G	4276943	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz	290
VPS410-II-R	4276928	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 500 MHz	290
VPS410-II-V	4276955	Jeu de sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz	290
VPS510-B	4025796	Voltage probe set 500 MHz 10:1 Bleu	290
VPS510-G	4025801	Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Gris	290
VPS510-R	4025781	Voltage Probe set 500 MHz 10:1 Rouge	290
VPS510-V	4025812	Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Vert	290
Instruments de qualité d'énergie			
1742-6/UPGRADE	4920964	Mise à jour de 1742 en 1746	2435
1742-8/UPGRADE	4920973	Mise à jour de 1742 en 1748	4500
1746-8/UPGRADE	4920986	Mise à jour de 1746 en 1748	2435
C437-II	4116743	Valise rigide de transport 430 Series II à roulettes	707
FLUKE-1732/B	4706566	Analyseur d'énergie: mesure et enregistrement Tension, Courant, Puissance, Energie, cos phi, version basique(pinces en option)	2996

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-1732/EUS	4706548	Analyseur d'énergie: mesure et enregistrement tension, courant, puissance, énergie, cos phi, THD... En sacoche avec 3 flex 1500 Aac et cordons, WiFi	3341
FLUKE-1732/INTL	4706553	Analyseur d'énergie: tension, courant, puissance, énergie, THD... En sacoche avec 3 flex 1500 Aac et cordons, version INTL (sans WiFi)	3341
FLUKE-1734/B	4706582	Analyseur d'énergie. Mesure et enregistrement Tension, Courant, Puissance, cos phi, THD. En sacoche et kit magnétique. Bersion basique sans pinces	3405
FLUKE-1734/EUS	4706594	Analyseur d'énergie: mesure et enregistrement tension, courant, puissance, cos phi, THD... En sacoche avec 3 flex 1500 Aac, kit magnétique, WiFi	3744
FLUKE-1734/INTL	4706608	Analyseur d'énergie: mesure enregistrement tension, courant, puissance, cos phi, THD. En sacoche avec 3 flex 1500 Aac et kit magnétique	3744
FLUKE-1736/B	4563561	Analyseur d'énergie électrique, pinces ampèremétriques en option livré en sacoche avec câble de prise tension	5286
FLUKE-1736/EUS	4534519	Fluke-1736 EUS Analyseur d'énergie électrique, livré complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 Aac, câble de prise tension, Version EU/US (avec WiFi)	5300
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Analyseur d'énergie électrique Fluke-1736 EUS Promo, livré complet en sacoche avec 4 pinces flexi 1500 Aac, sondes MP1 et kit suspension magnétiques	3692
FLUKE-1736/INTL	4563550	Fluke 1736 INTL Analyseur d'énergie électrique livré complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 Aac, câble de prise tension, version INTL (sans WiFi)	5300
FLUKE-1738/B	4588378	Fluke-1738 B Analyseur d'énergie électrique, pinces ampèremétriques en option livré en sacoche avec câble de prise tension	5447
FLUKE-1738/EUS	4563577	Fluke-1738 EUS Analyseur d'énergie électrique, livré complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 Aac, câble de prise tension, Version EU/US (avec WiFi)	6123
FLUKE-1738/GOLD-IGF	5350529	Analyseur d'énergie électrique Fluke-1738 EUS Promo, livré complet en sacoche avec 4 pinces flexi 1500 Aac, suspension et sondes MP1 magnétiques	3960
FLUKE-1738/INTL	4588384	Fluke 1738 INTL Analyseur d'énergie électrique livré complet en sacoche avec 4 sondes Flex 1500 Aac, câble de prise tension, Version INTL (sans WiFi)	6123
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	4644
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	4644
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iflex, version EUS	4644
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	4644
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Enregistreurs de qualité d'énergie sans iFlex, version EUS	4247
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	4247
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	6379
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	6379

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	6379
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	6379
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	5973
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	5973
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	7988
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sonde 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	7988
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	7988
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	7988
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	7610
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	7610
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	15437
FLUKE-1760 INTL	2630744	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	17886
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	23601
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	21155
FLUKE-1773	5117269	Analyseur de qualité du réseau électrique Fluke 1773	6585
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Analyseur de qualité du réseau électrique (sans sonde) Fluke 1773/Basic	5869
FLUKE-1775	5117278	Analyseur de qualité du réseau électrique Fluke 1775	8664
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Analyseur de qualité du réseau électrique (sans sonde) Fluke 1775/Basic	7913
FLUKE-1777	5126630	Analyseur de qualité du réseau électrique Fluke 1777	10975
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Analyseur de qualité du réseau électrique (sans sonde) Fluke 1777/Basic	10184
FLUKE-430-II/MA	4779032	Kit de mise à jour 430-II analyseur de moteur	2897
FLUKE-VR1710	3030923	Enregistreur de la qualité de tension monophasée	1221
Accessoires pour instruments de qualité d'énergie			
177X BATT W/HOUSING	5272862	177X BATTERIE LITHIUM-ION	112
17XX CABLE MARKER	5312406	FLUKE-17XX JEU DE MARQUEURS DE CABLES	122
3140R	2650136	Sonde de courant, 400 A	560
3210-PR-TF-II	4531769	Sondes flex 1000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	869
3310-PR-TF-II	4531778	Sondes flex 5000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	1160
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	121
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	169
ANTENNA CABLE	5263915	CABLE D'ANTENNE, 5 M	491
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	139
BP1730-BATTERY	4389436	Pack batterie Li Ion 3,7V 2500mAh (1730)	55
C1777	5307460	C1777 MALLETTTE RIGIDE	800
C177X/6000	5307472	C177X SACOCHE	328
C17XX	4637381	Étui pour FLUKE-17xx	162
CS1750/1760	2673962	Mallette (Fluke 1750)	357
DEMO PQ CASE	4483703	Malette de test, Power Quality	2718
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	"Kit d'upgrade Fluke 1736 vers Fluke 1738"	837
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Kit de suspension	86
FLK-WIFI/BLE	4591273	Fluke Adaptateur WiFi/BLE	197

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Câble pour entrée auxiliaire (1730)	41
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Kit de suspension magnétique (1730)	78
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Antenne de réception GPS	463
FLUKE-1750/CASE	2650124	Mallette (Fluke 1750)	769
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analysis - LICENCE UTILISATEUR supplémentaire	1227
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analysis - LICENCE SITE supplémentaire	6139
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adaptateur entrées analogiques auxiliaires 173X	187
FLUKE-17XX-TL	5016873	Fluke-17XX-TL, Jeu de 2 cavaliers pour autoalimentation du Fluke 173x, L= 18 cm, Conformes CEI1010 1000V CAT III	49
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	Jeu de 2 cordons et deux pinces crocodiles, couleur bleue, sans reprise arrière	37
FLUKE-I400S-EL	4974743	Pince de courant i400s-EL pour Fluke 17xx	330
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	Pinces de courant i400s-EL pour Fluke 17xx, pack de 3	878
FLUKE-PQ400	4920947	Fenêtre de mesure électrique avec 4 câbles mâle vers mâle de 2 m	2301
FLUKE-PQ400/B	5075807	Fenêtre de mesure électrique de base sans accessoires	1816
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Jeu de marqueurs de câbles 3P+N+PE	13
FS17X5-TF-II	4531791	Kit sondes flex 3000A 4 phases pour Fluke 1735 & 1745	2238
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Kit sondes flex 3000A IP65 4 phases pour Fluke 1743 / 4	2622
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sondes flex 3000A 1 phase pour Fluke 1735 & 174X	565
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Kit sondes flex FS3000/ 6000A 4 phases 36 pouces	2177
F*TP17XXPQ	4954311	Kit pointes de touches avec fusible	216
GPS-TIME SYNC	2539223	Module de synchronisation GPS (Fluke 1760)	597
I17XX-BNC-M2F	5076304	Câble mâle à 4 broches vers BNC femelle, 0,1 m (1 pièce)	121
I17XX-BNC-M2M	5076297	Câble mâle à 4 broches vers BNC mâle, 2 m (1 pièce)	121
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	Sonde de courant IP65 flexible iFlex 1500A 24IN/60cm pour Fluke-17xx	302
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Sondes de courant IP65 flexibles iFlex 1500A 24IN/60cm pour Fluke-17xx, pack de 3	719
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Sondes de courant IP65 flexibles iFlex 1500A 24IN/60cm pour Fluke-17xx, pack de 4	960
I17XX-FLEX1500	4637328	Sonde de courant flexible iFlex 1500A 12IN/30cm pour Fluke-17xx	229
I17XX-FLEX1500/24	5171005	Sonde de courant iFlex 1500A 24 pouces pour Fluke-17xx	225
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Sondes de courant flexibles iFlex 1500A 12IN/30cm pour Fluke-17xx - pack de 3	667
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Sondes de courant flexibles iFlex 1500A 12IN/30cm pour Fluke-17xx - pack de 4	869
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Câble mâle vers mâle iFlex®, 2 m, (1 pièce)	182
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Câble mâle vers mâle iFlex®, 2 m, (4 pièces)	698
I17XX-FLEX3000	4637343	Sonde de courant flexible iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx	247
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Sondes de courant flexibles iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx, pack de 3	710
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Sondes de courant flexibles iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx, pack de 4	929
I17XX-FLEX3KIP	4921032	Sonde de courant IP65 flexible iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx	302
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Sondes de courant IP65 flexibles iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx, pack de 3	719

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Sondes de courant IP65 flexibles iFlex 3000A 24IN/60cm pour Fluke-17xx, pack de 4	960
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi câble extension, 5m	181
I17XX-FLEX6000	4637362	Sonde de courant flexible iFlex 6000A 36IN/90cm pour Fluke-17xx	261
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Sonde de courant flexible iFlex 6000A 36IN/90cm pour Fluke-17xx, pack de 3	754
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Sonde de courant flexible iFlex 6000A 36IN/90cm pour Fluke-17xx, pack de 4	987
I17XX-FLEX6KIP	4921071	Sonde de courant IP65 flexible iFlex 6000A 36IN/90cm pour Fluke-17xx	359
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Sonde de courant IP65 flexible iFlex 6000A 36IN/90cm pour Fluke-17xx, pack de 3	838
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Sonde de courant IP65 flexible iFlex 6000A 36IN/90cm pour Fluke-17xx, pack de 4	1077
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Jeu de mini-pinces de courant 1-phasé	611
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	748
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	1060
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	748
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	1060
I400	2277225	Sonde de courant AC (400 A)	230
I400S	2277202	Sonde de courant AC (400 A)	411
I40S-EL3X	4637396	Pince de courant i40s-EL pour Fluke 17xx	295
I40S-EL3X/3PK	4637409	Pinces de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, pack de 3	826
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	575
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Pack de 4 sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	1748
I430-FLX-TFII-12	4621205	Sonde iflex 6000 A, 12" (30cm)	590
I430-FLX-TFII-48	4621231	Sonde iflex 6000 A, 48" (122cm)	738
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	611
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	748
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	1060
I5S	2508467	Sonde de courant AC (5 A)	764
I5SPQ3	2457508	pack de 3 Sondes de courant (5A)	1833
I5S-PR	3949761	Pince de courant 5 A	449
IEEE519/REPORT	4589748	Licence logiciel pour reporting IEEE519	724
IP65 ADAPTER SET	4946241	Connecteur de tension IP65	302
MBX USB-RS232	2539565	Adaptateur USB-série RS232	81
MP1-3R/1B	4944790	Sondes magnétiques pour entrées 4mm, 3 rouges 1 noire	129
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Sondes magnétiques pour cordons 4mm, pack de 4	129
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	226
PM9080/101	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	377
TLS430	2157713	Cordons de mesure et pinces crocodile (4 noires, 1 verte) - série 430	187
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	10 A/1 A Transformateur de courant à pince	611
TPS CLAMP 200/20	2540450	200 A/20 A Transformateur de courant à pince	611
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	50 A/5 A Transformateur de courant à pince	611
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm (18in)	638
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	Flex 200/1000A pour Fluke 1760, 61 cm (24in)	638
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	Flex 3000/600A pour Fluke 1760, 91 cm (36in)	1250
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	544

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
TPS SHUNT 20MA	2540553	Shunt AC/DC 20mA (Fluke 1760)	544
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Sonde de tension 100V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Sonde de tension 10V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Sonde de tension 1000V (Fluke 1760)	814
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Sonde de tension 400V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Sonde de tension 600V (Fluke 1760)	476
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, pince dauphin, rouge	56
VL1735/45	3276205	Câble de prise tension 3 phases + Neutre	341
WI-FI/BLE MODULE	5280639	FLUKE-177X MODULE WI-FI/BLE	147

Analyseurs de puissance haute précision

Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7954
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10603
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13680
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	15199
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	16364
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17849
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	19440
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	21384
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	21384
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	24036
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	27160
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	29770
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	22180
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	25333

Norma 5000

FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	26813
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	29424
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	32903
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	31337
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	25073
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	27683
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	31162
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	29598
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	26986
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	30294
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	32898
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	36388
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	38300
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	34820
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	32208
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	29770
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	36577
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	37109
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	38476
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	49479
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	53012

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & P11/printer	57796
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	54312
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	45766
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & P11	49298
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & P11/printer	50488
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	47002
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	52400
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & P11	55882
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & P11/Printer	57789
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	54312
Norma 4000/5000 Accessoires			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	295
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	287
NORMA 32A CABLES	3024689	Câbles pour shunt Planar 32 A	306
NORMA 32A SHUNT	3024677	Shunt Planar 32 A	1209
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Câbles shunt LG pour shunts de courant élevé	409
NORMA STAR POINT	3024704	Boîte d'accessoires externe	1209
Testeurs de vibrations			
81OPA	3986002	Fluke Adaptateur secteur avec jeu de prises internationales	118
81OQDC	3530837	Câble à débranchement rapide	207
81OS	3530828	Capteur	1994
81OSMM	3530862	Montage magnétique pour capteur	291
81OSMP	3530855	Supports de montage du capteur (lot de 10)	41
FLUKE-805	4094385	Testeur de vibrations Fluke-805	2509
FLUKE-805 FC	4489229	Testeur de vibrations FLUKE-805FC compatible Fluke Connect	2509
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Ensemble Testeur de vibrations Fluke805FC et Capteur externe Fluke805ES	3419
FLUKE-805/805 ES	4918364	Ensemble Testeur de vibrations Fluke805 et Capteur externe Fluke805ES	3138
FLUKE-805/ES	4636786	Capteur de vibration externe Fluke-805/ES	1461
FLUKE-810	3542635	Analyseur de vibrations Fluke 810	13084
FLUKE-820-2	4550041	Stroboscope à LEDs 30 à 300 000 FPM (flashes par minute)	1282
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Support magnétique	1160
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Cales pour Contrôleur d'alignement d'arbre laser	1154
FLUKE-831	5346724	Outil d'alignement d'arbres au laser Fluke 831	8211
FLUKE-835	5255306	Outil d'alignement de courroies au laser Fluke 835	1810
SBP810	3530843	Pack de batteries intelligentes	373
Calibrateurs de process			
Série 700 Calibrateurs de process			
FLK-729 150G	4856983	Calibrateur générateur de pression automatique (10 bar) , mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression	11587
FLK-729 150G FC	4856894	Calibrateur générateur de pression automatique (10 bar) , mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression	11587
FLK-729 300G	4856976	Calibrateur générateur de pression automatique (20 bar) , mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression	11587

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLK-729 300G FC	4856882	Calibrateur générateur de pression automatique (20 bar) , mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression	11587
FLK-729 30G	4856990	Calibrateur générateur de pression automatique (2 bar) , mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression	11587
FLK-729 30G FC	4856907	Calibrateur générateur de pression automatique (2 bar) , mesure et générateur 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure RTD, compatible modules de pression	11587
FLK-789/IR3000FC	4604605	Multimètre process CAT IV 600V intégrant générateur 4-20 mA et alimentation de boucle 24V compatible HART avec interface sans fil Fluke Connect	1500
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	kit de dépannage comprenant le multimètre process FLUKE 789 , l'interface FC IR3000FC et la pince 4-20mA FC avec fonction d'enregistrement A3004FC	2288
FLUKE-154 INTL	4805625	Console d'étalonnage Hart comprenant un modem sans fil et une tablette Android avec mise à jour gratuite des fichiers DD HART	5225
FLUKE-705	665091	Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V max	1053
FLUKE-707	1617262	Calibrateur générateur de boucle : source, mesure, simulation 4-20 mA et mesure tension 28V max compatible HART	1209
FLUKE-709	4234350	Calibrateur générateur de boucle de précision: source, mesure, simulation 4-20 mA, alimentation de boucle 24 V et mesure tension 28V max	1228
FLUKE-709H	4234361	Calibrateur générateur de boucle de précision: source, mesure, simulation 4-20 mA, alimentation de boucle 24 V Lecture et enregistrement HART	1930
FLUKE-710	4991049	Calibrateur générateur de boucle et test de vanne: source, mesure, simulation 4-20 mA, alim 24 V, Lecture et enregistrement HART, sacoche et logiciel	2979
FLUKE-712B/EN	4387857	Calibrateur générateur/mesureur de température Pt100 et sondes résistives RTD mesure 4-20 mA, mesure en ohm, fourni avec les cordons de mesure	1559
FLUKE-714B/EN	4387869	Calibrateur générateur/mesureur de température sondes thermocouples, mesure 4-20 mA, mesure en mV avec cordons de mesure	1559
FLUKE-715	620101	Fluke 715 Calibrateur générateur/mesureur de boucle courant 4-20 mA et tension 0-20V, alimentation de boucle 24V	1756
FLUKE-717 30G	662897	Calibrateur de pression -830 mbar à 2 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	2064
FLUKE-717 10000G	4058813	Calibrateur de pression -830 mbar à 690 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	2209
FLUKE-717 1000G	2547194	Calibrateur de pression -830 mbar à 69 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	1991
FLUKE-717 100G	1630430	Calibrateur de pression -830 mbar à 7 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	1991
FLUKE-717 1500G	2547203	Calibrateur de pression -830 mbar à 103,4 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	2209
FLUKE-717 15G	4058808	Calibrateur de pression -830 mbar à 1 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	1991

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-717 1G	2547166	Calibreur de pression -68,9mbar à 68,9 mbar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	1991
FLUKE-717 3000G	2547215	Calibreur de pression -830 mbar à 207 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	2209
FLUKE-717 300G	2547175	Calibreur de pression -830 mbar à 20 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	1991
FLUKE-717 5000G	2547232	Calibreur de pression -830 mbar à 345 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe	2209
FLUKE-717 500G	2547182	Calibreur de pression -830 mbar à 34,7 bar, précision 0,025% , mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24V, compatibilité module externe 750PXX	1991
FLUKE-718 100US	665080	Calibreur générateur de pression/dépression -850 mbar à 7 bar, pompe manuelle, mesure mA, alim de boucle, module de pression externe optionnel	3750
FLUKE-718 30US	665075	Calibreur générateur de pression/dépression -850 mbar à 2 bar, pompe manuelle, mesure mA, alim de boucle, module de pression externe optionnel	3750
FLUKE-718 1G	2547148	Calibreur générateur de pression/dépression -68,9 mbar à 68,9 mbar, pompe manuelle, mesure mA, alim de boucle, module de pression externe optionnel	3818
FLUKE-718 300G	2547153	Calibreur générateur de pression/dépression -850 mbar à 20 bar, pompe manuelle, mesure mA, alim de boucle, module de pression externe optionnel	3818
FLUKE-718EX 100	2096322	Calibreur générateur de pression à sécurité intrinsèque ATEX (7 bar), pompe manuelle, mesure mA, module de pression externe optionnel	4823
FLUKE-718EX 30	2096310	Calibreur générateur de pression à sécurité intrinsèque ATEX (2 bar), pompe manuelle intégrée, mesure mA, module de pression externe optionnel	4823
FLUKE-718EX 300	3023328	Calibreur générateur de pression à sécurité intrinsèque ATEX (20 bar), pompe manuelle intégrée, mesure mA, module de pression externe optionnel	4823
FLUKE-719 100G	3315344	Calibreur, générateur de pression avec pompe électrique -850mbar à 7 bar, précision 0,025%, source et mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24 V	4859
FLUKE-719 30G	3315332	Calibreur, générateur de pression avec pompe électrique -850mbar à 2 bar, précision 0,025%, source et mesure 4-20 mA, alimentation de boucle 24 V	4859
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Calibreur de pression/dépression -850 mbar à 10 bar, pompe électrique intégrée. Entrée 4-20 mA/0-10V. Double affichage. Livrée en sacoche	4448
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Calibreur, générateur de pression avec pompe électrique -850mbar à 20 bar, précision 0,025%, source et mesure 4-20mA, mesure 10V, alim de boucle 24V	4448
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Calibreur, générateur de pression avec pompe électrique -850mbar à 2 bar, précision 0,025%, source et mesure 4-20mA, mesure 10V, alim de boucle 24V	4448
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	256

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-721-1601	4353241	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 6,9 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-1603	4353283	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 20 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-1605	4353327	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 34 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-1610	4353366	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 69 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-1615	4353401	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 103 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-1630	4353447	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 200 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-1650	4353486	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 345 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3601	4353252	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 6,9 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3603	4353290	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 20 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3605	4353330	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 34 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3610	4353375	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 69 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3615	4353412	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 103 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3630	4353458	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 200 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721-3650	4353499	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 345 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	2832
FLUKE-721EX-1603	4353309	Calibreur de pression double entrées 1,1 bar / 20 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	3658

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-721EX-1615	4353420	Calibrateur de pression double entrées 1,1 bar / 103 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	3658
FLUKE-721EX-1630	4353464	Calibrateur de pression double entrées 1,1 bar / 345 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	3658
FLUKE-721EX-3615	4353435	Calibrateur de pression double entrées 2,48 bar / 103 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	3658
FLUKE-721EX-3630	4353473	Calibrateur de pression double entrées 32,48 bar / 200 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	3658
FLUKE-721EX-3650	4353514	Calibrateur de pression double entrées 2,48 bar / 345 bar, mesure 4-20 mA, alim de boucle 24V, mesure Vdc, mesure Pt100 RTD, compatible module externe	3658
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Calibrateur générateur/mesureur de température Thermocouple et Pt100 RTD, mesure 4-20 mA, mesure et générateur 10V, livré avec cordons	3200
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Calibrateur générateur/ mesureur de précision T°C, U, I, Ohm, Hz, P (module de pression 75OPXX optionnel) livré avec cordons	4468
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Calibrateur générateur/ mesureur de précision T°C, U, I, Ohm, Hz, P (module de pression 75OPXX optionnel) avec mémoires, livré avec cordons	5236
FLUKE-729/75OSW BU	4972518	Kit Fluke-729 300G FC et logiciel 75OSW	13462
FLUKE-753	3977641	Calibrateur générateur multifonction, mesure et génération simultanées U, I, T°C, Ohm, Hz, P (module optionnel), mémoires, interface(logiciel optionnel)	7049
FLUKE-754	3405771	Calibrateur générateur HART, mesure et génération simultanées U, I, T°C, Ohm, Hz, P (module 75OPXX optionnel), mémoires, interface(logiciel optionnel)	8884
FLUKE-771	2646347	Pince de process 4-20 mA à lecture directe sans ouvrir la boucle, résolution de 0,01 mA, échelle en %, livrée avec sacoche	848
FLUKE-772	3362352	Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA intégré pour générer, alimentation de boucle 24V avec sacoche, cordons de mesure, pinces	1212
FLUKE-773	3362365	Pince de process 4-20 mA et calibrateur générateur de boucle 4-20 mA et 0-10V intégré, alimentation de boucle 24V, sacoche, cordons de mesure, pinces	1550
FLUKE-787B	4777186	Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré	1416
FLUKE-789/E	3977194	Multimètre complet avec calibrateur générateur 4-20 mA intégré, alimentation de boucle 24V, compatible FC avec IR3000FC (option)	1672
Modules de pression			
700G/TRACK	4123225	Logiciel d'enregistrement + câble de connection compatibles avec les manomètres série Fluke-700G permettant l'enregistrement en temps réel sur le PC	633
FLUKE-700G01	4353523	Manomètre digital de précision -20 à +20 mbar précision 0,05%, compatible tout gaz propre avec interface de communication, indice ATEX :II3GExnAIIIBT6	1077

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-700G02	4353538	Manomètre digital de précision -69 à +69 mbar précision 0,05% , compatible tout gaz propre avec interface de communication, indice ATEX :II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G04	4096972	Manomètre digital de précision -0,97 à 1 bar précision 0,05% ,compatible tout gaz propre avec interface de communication, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G05	4097514	Manomètre digital de précision -0,97 à 2 bar précision 0,05% ,compatible tout gaz propre avec interface de communication, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G06	4097538	Manomètre digital de précision -0,97 à 6,9 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G07	4097561	Manomètre digital de précision -0,83 à +34 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G08	4097592	Manomètre digital de précision -0,97 à +69 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : I3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G10	4353654	Manomètre digital de précision -0,97 à +140 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G27	4097545	Manomètre digital de précision -0,97 à +20 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G29	4097605	Manomètre digital de précision -0,97 à +200 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G30	4097610	Manomètre digital de précision -0,97 à +340 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700G31	4097622	Manomètre digital de précision -0,97 à +690 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700GA27	4353577	Manomètre de précision absolue 0 à 20 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700GA4	4353545	Manomètre de précision absolue 0 à 1 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible tout gaz propre, indice ATEX :II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700GA5	4353550	Manomètre de précision absolue 0 à 2 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible tout gaz propre, indice ATEX :II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700GA6	4353561	Manomètre de précision absolue 0 à 6,9 bar précision 0,05% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX : II3GExnAIIIBT6	1077
FLUKE-700HTPK	4124358	Kit pompe hydraulique, 0 à 690 bar avec raccords, flexible et valise	1639
FLUKE-700HTPK2	4623314	Kit Premium pompe hydraulique jusqu'à 690 bar avec flexible, raccords, valise	2077

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-700M20TH	4623338	kit de flexible de pression premium avec raccords M20	764
FLUKE-700MTH	4623345	kit de flexible de pression premium avec raccords NPT et BSP pression nominale 340 bar	764
FLUKE-700PCK	100062	Kit d'étalonnage de module de pression FLUKE série 700PXX et 750PXX comprenant logiciel et interface	1904
FLUKE-700TPK	4124364	Kit pompe pneumatique de -0,87 à 41 bar avec valise	1157
FLUKE-700TPK2	4623306	Kit pompe pneumatique de -0,87 à 41 bar avec flexible, raccords et valise	1469
FLUKE-700RG05	4353589	Manomètre de référence, -0,97 à +2 bar précision 0,04% compatible tout gaz propre avec interface de communication, indice ATEX :II3GExnAIBT6	1192
FLUKE-700RG06	4353592	Manomètre de référence, -0,83 à + 6,9 bar précision 0,04% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIBT6	1192
FLUKE-700RG07	4353605	Manomètre de référence -0,83 à +34 bar précision 0,04%	1192
FLUKE-700RG08	4353610	Manomètre de référence -0,97 à + 69 bar précision 0,04% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIBT6	1192
FLUKE-700RG29	4353622	Manomètre de référence -0,97 à + 200 bar précision 0,04% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIBT6	1192
FLUKE-700RG30	4353631	Manomètre de référence -0,97 à + 345 bar précision 0,04%	1192
FLUKE-700RG31	4353646	Manomètre de référence -0,97 à + 690 bar précision 0,04% avec interface de communication compatible liquide et gaz, indice ATEX :II3GExnAIBT6	1192
FLUKE-700TTH10K	4636393	kit premium flexible et raccords pression nominale 690 bar	907
FLUKE-700TTH5K	4623323	kit premium flexible et raccords pression nominale 340 bar	764
FLUKE-750P00	4352270	Module de pression différentiel de 0 à 2.5 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2286
FLUKE-750P01	4352281	Module de pression différentiel de 0 à 25 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P01EX	4558658	Module de pression différentiel ATEX de 0 à 25 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3327
FLUKE-750P02	4352750	Module de pression différentiel de 0 à 70 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P03	4352738	Module de pression différentiel de 0 à 350 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P04	4352313	Module de pression différentiel de 0 à 1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P05	4352336	Module de pression relatif de 0 à 2 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P05EX	4558664	Module de pression relatif ATEX de 0 à 2 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3404
FLUKE-750P06	4352349	Module de pression relatif de 0 à 7 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P06EX	4558673	Module de pression relatif ATEX de 0 à 7 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3404
FLUKE-750P07	4352360	Module de pression relatif de 0 à 35 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P08	4352372	Module de pression relatif de 0 à 70 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-750P09	4352385	Module de pression relatif de 0 à 100 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-75OP09EX	4558725	Module de pression relatif ATEX de 0 à 100 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3404
FLUKE-75OP2000	4352397	Module de pression relatif de 0 à 140 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-75OP22	4352296	Module de pression relatif de 0 - 70 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-75OP23	4352308	Module de pression relatif de 0 à 350 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-75OP24	4352324	Module de pression relatif de 0 à 1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-75OP24EX	4558686	Module de pression relatif ATEX de 0 à 1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3404
FLUKE-75OP27	4352351	Module de pression relatif de 0 à 20 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1787
FLUKE-75OP27EX	4558699	Module de pression relatif ATEX de 0 à 20 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3404
FLUKE-75OP29	4352403	Module de pression relatif de 0 à 200 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2832
FLUKE-75OP29EX	4558702	Module de pression relatif de 0 à 200 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	5684
FLUKE-75OP30	4352415	Module de pression relatif de 0 à 340 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2832
FLUKE-75OP31	4352426	Module de pression relatif de 0 à 700 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2832
FLUKE-75OP3IN	4555281	Module de pression relatif de 0 à 7,5 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1857
FLUKE-75OP5IN	4555296	Module de pression relatif de 0 à 12.5 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	1857
FLUKE-75OPA27	4352471	Module de pression absolue de 0 à 20 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA3	4352432	Module de pression absolue de 0 à 350 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA4	4352444	Module de pression absolue de 0 à 1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA4EX	4558716	Module de pression absolue ATEX de 0 à 1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	3604
FLUKE-75OPA5	4352459	Module de pression absolue de 0 à 2 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA6	4352467	Module de pression absolue de 0 à 7 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA7	4352480	Module de pression absolue de 0 à 35 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA8	4352498	Module de pression absolue de 0 à 70 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPA9	4352500	Module de pression absolue de 0 à 100 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-75OPD10	4352556	Module de pression double gamme de -700 à +700 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD2	4352539	Module de pression à double gamme de -70 à +70 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD27	4352616	Module de pression à double gamme de -1 bar à +20 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD3	4352542	Module de pression à double gamme de -350 à +350 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD4	4352563	Module de pression à double gamme de -1 bar à + 1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD5	4352574	Module de pression à double gamme de -1 bar à + 2 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD50	4352588	Module de pression à double gamme de -1 bar à + 3.5 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD6	4352595	Module de pression à double gamme de -1 bar à +7 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPD7	4352602	Module de pression à double gamme de -1 bar à 14 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPV3	4352517	Module de pression pour vide -350 mbar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OPV4	4352521	Module de pression pour vide -1 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OR04	4352625	Module de pression relatif de 0 à 1 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OR06	4352633	Module de pression relatif de 0 à 7 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OR07	4352657	Module de pression relatif de 0 à 35 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OR08	4352669	Module de pression relatif de 0 à 70 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056
FLUKE-75OR27	4352640	Module de pression relatif de 0 à 20 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2056

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
FLUKE-75OR29	4352678	Module de pression relatif de 0 à 200 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2984
FLUKE-75OR30	4352684	Module de pression relatif de 0 à 340 bar précision 0,01%, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2984
FLUKE-75OR31	4352691	Module de pression relatif de 0 à 700 bar, robuste avec câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2984
FLUKE-75ORD27	4352723	Module de pression relatif à double gamme de -0.8 à 20 bar 0,01%, robuste avec câble compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2252
FLUKE-75ORD5	4352706	Module de pression relatif à double gamme de -1 à 2 bar 0,01%, robuste, câble de connection compatible avec séries 717, 718, 719, 729, 725, 726, 721	2252
FLUKE-75ORD6	4352714	Module de pression relatif à double gamme de -1 à 7 bar 0,01%	2252
Accessoires pour calibrateurs de process			
709H/TRACK	4281225	Logiciel d'enregistrement avec câble	616
754HCC	3829410	Câble de communication HART, série 750	122
BC-7240	4022655	Chargeur de batterie / adaptateur secteur pour 75x	79
BP7235	668225	Pack Batterie NiMH pour calibrateur série 74X	357
BP7240	4022220	Pack de batteries Li-ion pour 75x	244
C789	946694	Sacoche pour multimètre et accessoires	273
FLUKE-700HTH-1	2811795	Flexible de test	1273
FLUKE-700HTP-2	4096855	Pompe d'essai hydraulique jusqu'à 690 bar avec raccords	1563
FLUKE-700ILF	1566730	Filtre conçu pour emprisonner les fines particules de l'air et pour absorber de petites quantités d'huile liquide et d'eau sous forme de gouttelettes.	149
FLUKE-700-IV	202561	Shunt de courant 1mA/10mV gamme 0 à 55mA	673
FLUKE-700LTP-1	2811763	Pompe pneumatique de test basse pression -0,90 à 6,9 bar	1358
FLUKE-700PMP	617131	Pompe de pression pneumatique jusqu'à 10 bar	948
FLUKE-700PRV-1	2811808	Clapet de décharge pour 700HTP réglable de 50 à 200 bar	1531
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pompe de test pneumatique de -0,87 à 41 bar avec raccords	882
FLUKE-700SC	667425	Câble d'interface série (Fluke 725/725Ex/726)	328
FLUKE-700TC1	620119	Kits de fiches pour thermocouples (10 types)	195
FLUKE-700TC2	620127	Kits de fiches pour thermocouples (5 types)	160
FLUKE-700TLK	3829398	Kit de cordons de mesure process avec sacoche	195
FLUKE-71X	3345825	Kit de 3 tuyaux translucides et raccords pour calibrateurs de pression Fluke	144
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Filtre à liquides et particules, série 71X	499
FLUKE-720RTD	4366669	Sonde RTD pour 721, 721Ex et 719PRO gamme de -40°C à 150°C longueur 254 mm diamètre 6,3mm	377
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	256
FLUKE-750SW	4090343	Logiciel DPC/TRACK2 pour communiquer avec la série 74X et 75X, chargement et déchargement des procédures et résultats, gestion et rapport d'étalonnage	4455
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	374
HART DRYWELL CABLE	2111088	câble d'interface Hart pour relier FLUKE 754 au four étalon	231
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	72

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Accessoires généraux			
Cordons de mesure, points de touches et pinces			
80K-15	618113	Sonde de mesure haute tension	424
AC175	4101772	Jeu de mini-pinces crocodiles pour TL175, TL75 ou TL71	43
AC220	1610103	Jeu de sondes à pince crocodile SureGrip	66
AC280	1610115	Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip	55
AC283A	5130530	Jeu de sondes à pince SureGrip	59
AC285	1610159	Jeu de sondes à pince crocodile large SureGrip	36
AC285-FTP	4073928	Pinces crocodiles et adaptateurs	40
AC288	4617784	Pince crocodile rétractable pour bornier	55
AC87	1278079	Grippe-barres industrielles	71
AC89	873448	Pince pique-fil industrielle isolée	80
BP980	1616807	Kit paire de prises bananes	81
FTP-1	3869437	Kit de cordons de mesure	140
FTPL-1	3869443	Jeu de sondes de test avec cordons de mesure	153
H900	1616818	Etui cordons de mesure	50
LEADWRAP	4083525	Fermeture autoagrippante nylon durable, lot de 3	12
T5-KIT-1	3971169	Kit d'accessoires de base pour testeur	78
T5-RLS	4089137	Jeu de cordons de mesure de rechange (T5)	35
TL175	3521976	Cordons de mesure TwistGuard™	43
TL175E	3565554	Cordons de mesure TwistGuard™ à pointes lanternes 4 mm	47
TL220-1	3971178	Jeu de cordons de mesure SureGrip pour applications industrielle	118
TL221	2003602	Jeu de cordons d'extension SureGrip	53
TL222	2003616	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	53
TL223-1	3971184	Jeu de cordons de mesure SureGrip pour applications électriques	108
TL224	1610198	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	47
TL225-1	3971191	Jeu de cordons de mesure pour suppression des tensions parasites	154
TL238	2132831	Jeu de cordons SureGrip haute énergie	118
TL27	668571	Jeu de cordons de mesure industriel	55
TL40	1590606	Jeu de cordons de mesure, pointes retractables	78
TL71-1	3971207	Jeu de cordons de mesure	43
TL75-1	3971218	Jeu de cordons de mesure	37
TL76	2032684	Jeu de cordons de mesure tout-en-un	60
TL80A-1	3971229	Jeu de cordons de mesure	112
TL81A	1277073	Jeu de cordons de mesure électronique Deluxe	234
TL910	1616632	Jeu de cordons de mesure électronique (avec pointes amovibles)	109
TL930	1616671	Cordons de raccordement (60 cm)	26
TL932	1616680	Cordons de raccordement (90 cm)	29
TL935	1616698	Kit de cordons de raccordement (60, 90, 120 cm)	88
TL940	1616705	Cordons grippe-fils mini	29
TL950	1616710	Cordons pince pique-fils	55
TL960	1616722	Cordons grippe-fils micro	29
TL970	1616793	Kit de cordons pince pique-fil et grippe-fil	112
TLK1550-RTLK	4112351	Ensemble cordons de mesure et pince 10 kV	336
TLK-220 EUR	2097022	Kit d'accessoires Suregrip	216
TLK-225-1	3971234	Jeu principal SureGrip	234
TLK281-1	3971241	Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles	206

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
TLK282-1	3971252	Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles DeLuxe	264
TLK287	3045631	Kit de cordons de mesure électronique principal	247
TLK289 EUR	3092521	Kit de cordons de mesure principal pour applications industrielles	247
TLK290	2435092	Kit pointes de touche	92
TLK291	2435108	Kit de sondes de test à fusibles	92
TP1-1	3971265	Sondes de test	26
TP175	3521983	Cordons de mesure TwistGuard™	29
TP175E	3565568	Pointes de sondes TwistGuard 2 mm diam. avec adaptateurs	34
TP2-1	3971283	Sondes de test	29
TP220-1	3971276	Sondes de test SureGrip	29
TP38	1541636	Pointes de touche Slim Reach (isolée)	26
TP38-2001-OSP	2438858	Paire de sondes isolées, CATIII 1000 V, CAT IV 600 V	20
TP74	1541649	Pointes de touche forme "lanterne"	29
TP80	873455	Pointes de touche pour l'électronique	58
TP912	1616644	Pointes de remplacement pour TL910	55
TP920	1616659	Kit adaptateur pointes de touche	78
Pinces de courant			
80I-110S	114519	Pince de courant AC/DC (100 A)	1059
I1000S	1568487	Sonde de courant AC (1000 A)	916
I1010	617735	Sonde de courant AC/DC (1000 A)	657
I1010-KIT	2096998	Sonde de courant AC/DC (1000A) avec Sacoche	671
I200	664755	Sonde de courant AC (200 A)	230
I2000 FLEX	2584912	Sonde de courant flexible AC 2000 A, longueur 60 cm	456
I200S	664760	Sonde de courant AC (200 A)	381
I30	2584920	Sonde de courant AC/DC (30A)	608
I3000 FLEX-4PK	2696367	Sonde de courant AC (3000 A), 4-pack	1833
I3000S	657202	Sonde de courant AC (3000 A)	1100
I3000S FLEX-24	2584888	Sonde de courant flexible AC 3000A, longueur 60 cm	701
I3000S FLEX-36	2584901	Sonde de courant flexible AC 3000A, longueur 90 cm	839
I30S	2584935	Sonde de courant AC/DC (30A)	839
I310S	2840309	Sonde de courant AC/DC (300 A)	505
I400	2277225	Sonde de courant AC (400 A)	230
I400S	2277202	Sonde de courant AC (400 A)	411
I40S-PR	3949777	Pince de courant 40A (1750)	533
I410	617727	Sonde de courant AC/DC (400 A)	381
I410-KIT	2097005	Sonde de courant AC/DC (400A) avec Sacoche	442
I6000S FLEX-24	2840311	Sonde de courant flexible AC 6000A Longueur 60 cm	916
I6000S FLEX-36	2840327	Sonde de courant flexible AC 6000A Longueur 90 cm	1070
I800	2840283	Sonde de courant AC (800 A)	328
Accessoires de température			
80AK-A	2747812	Adaptateur pour thermocouple	51
80BK-A	2747801	Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K)	56
80CJ-M	833046	Mini-connecteurs mâles (type J)	37
80CK-M	779942	Mini-connecteurs mâles (type K)	37
80PJ-1	1288191	Sonde à perle (type J)	40
80PJ-9	1288218	Sonde d'usage courant (type J)	100
80PJ-EXT	1288234	Kit de câbles d'extension (type J)	91

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
8OPK-1	750422	Sonde à perle (type K)	54
8OPK-10	3439199	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	307
8OPK-11	2724500	Sonde de température VELCRO	59
8OPK-18	3448859	Kit de sonde avec pince pour tuyaux	497
8OPK-22	2098684	Sonde pour immersion	152
8OPK-24	2098691	Sonde pour air et gaz	199
8OPK-25	2098706	Sonde pour pénétration	181
8OPK-26	2098714	Sonde polyvalente	199
8OPK-27	2098723	Sonde pour surfaces industrielles	545
8OPK-3A	874610	Sonde pour surfaces (type K)	342
8OPK-8	200360	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	279
8OPK-9	1288229	Sonde d'usage courant (type K)	100
8OPK-EXT	1288241	Kit de câbles d'extension (type K)	91
8OPR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	110
8OPT-25	2104397	Sonde pour pénétration	156
8OPT-EXT	1288252	Kit de câbles d'extension (type T)	91
8OT-150UA	3190456	Sonde de température universelle (pour multimètres numériques)	428
8OTK	736736	Module pour thermocouple (type K)	216
Sacoches et étuis			
C101	2437514	Mallette	96
C115	2826063	Sacoche	92
C116	2826074	Sacoche	110
C11XT	5308996	Mallette rigide de protection Fluke C37XT	39
C125	646858	Sacoche pour multimètre	71
C12A	930529	Sacoche pour multimètres	49
C150	4111540	Sacoche de transport compatible Testeurs T90, T110, T130, T150, T5, T6	44
C1600	2091049	Malette pour multimètre et accessoires	58
C1620	4359042	sacoche de transport pour mesureur de terre série Fluke 162x	285
C190	677401	Mallette (série 190)	358
C195	677408	Sacoche	330
C23	1663209	Sacoche	38
C25	681114	Sacoche pour multimètres	83
C280	3182785	Sacoche	96
C33	1664120	Sacoche	44
C345	3311173	Sacoche de transport	117
C35	2826056	Sacoche	66
C37XT	5309001	Mallette rigide de protection Fluke C37XT	54
C43	1663230	Sacoche	124
C50	762823	Sacoche	58
C520A	1629104	Sacoche en cuir pour testeurs	89
C550	1547919	Sacoche à outils	195
C75	865535	Sacoche pour accessoires	27
C781	619988	Sacoche pour multimètres	143
C789	946694	Sacoche pour multimètre et accessoires	273
C799	4021731	Sacoche de transport souple avec 3 compartiments pour série 750 et 74X	162
C90	466029	Sacoche pour multimètres	56
CAMO-C25	4110632	Fluke CAMO-C25 SACOCHE SOUPLE CAMOUFLAGE	56

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
CXT1000	4628917	Valise de transport durcie modulable	252
CXT170	3352567	Sacoche résistante	252
CXT280	3352571	Sacoche résistante	252
CXT80	3352559	Sacoche résistante	252
FLK-C3003	4582928	FLK-C3003 Sacoche souple 3 compartiments	58
FLUKEPACK30	4983088	Sac à dos professionnel pour outils	213
H15	4111533	Etui pour série T100	42
H3	1608458	Etui (Série 330)	61
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	50
H80M	2138458	Etui + Sangle de suspension avec aimant	61
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	50
TB25	5308970	Sacoche à outils Fluke TB25	89
Accessoires pour applications automobiles			
BP880	2150594	Double fiche banane BNC / femelle	22
BP881	2151015	Double fiche banane BNC / mâle	29
RPM80	880849	Sonde inductive	149
SCC 198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	1267
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	352
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	99
TL28A	1273185	Jeu de cordons de mesure	88
TL82	2150636	Jeu d'adaptateurs mâle - femelle pour applications automobiles	178
TP40	1567573	Pointes de touche arrière pour applications automobiles (cinq) (4 mm)	62
TP81	2149098	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	87
TP82	2149080	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	82
TP88	2149102	Jeu de pointes de touche arrière rigides	21
Autres accessoires			
8OK-40	382846	Sonde haute tension	437
8OK-6	532424	Sonde haute tension	244
EBC290	3894906	Chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291	148
FL-120 EX	4972431	Lampe torche à sécurité intrinsèque 120 lumens	96
FL-150 EX	4972446	Lampe torche à sécurité intrinsèque 150 lumens	126
FL-45 EX	4972422	Lampe torche à sécurité intrinsèque 45 lumens	63
HL-200 EX	4972410	Lampe frontale à sécurité intrinsèque 200 lumens	126
L200	2096346	Éclairage de sonde	37
L205	2098588	Minlampe pour casque	50
L206	2098595	Lampe Deluxe pour casque	60
L210	2096379	Éclairage + rallonge de sonde	59
L215	2096368	Kit SureGrip avec éclairage et rallonge de sonde	137
LVD1A	4571403	Lampe / Détecteur de tension	49
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	56
SV225	3100477	Adaptateur pour la suppression des tensions parasites	105
TPAK	1281997	Kit ToolPak pour accrocher le multimètres	60
Fusibles			
FUSE	740670	Fusible, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	4,75
FUSE	803293	Fusible, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	11,2
FUSE	943121	Fusible, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	6,2

Modèle	Numéro de l'article	Description	EUR
Logiciel			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + câble (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	Fluke FlukeView® Forms, logiciel de base (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	201
SCC190EFG	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	908
SW90W	3894923	Logiciel FlukeView ScopeMeter	503
Seminar Boxes			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 JOURNÉE DE FORMATION GÉNÉRIQUE POUR L'UTILISATEUR FINAL FOURNIE PAR FLUKE 1 PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE	125
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 JOURNÉE DE FORMATION GÉNÉRIQUE DE L'UTILISATEUR FINAL FOURNIE PAR FLUKE POUR UN MAXIMUM DE 4 PERSONNES	495
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 JOURNÉE DE FORMATION GÉNÉRALE DISPENSÉE PAR FLUKE DANS LES LOCAUX DU CLIENT POUR UN MAXIMUM DE 6 PERSONNES	1250
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1 JOUR DE FORMATION GÉNÉRIQUE POUR L'UTILISATEUR FINAL FOURNIE PAR FLUKE 1 PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE	175
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	COUPON POUR 1 JOUR DE FORMATION GÉNÉRIQUE POUR L'UTILISATEUR FINAL FOURNIE PAR FLUKE POUR 1 PERSONNE (PARTICIPATION MINIMALE DE 6 PERSONNES)	275
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1 JOUR DE FORMATION GÉNÉRIQUE POUR LES UTILISATEURS FINAUX, FOURNIE PAR FLUKE, POUR UN MAXIMUM DE 4 PERSONNES.	995
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1 JOUR DE FORMATION GÉNÉRALE DISPENSÉE PAR FLUKE DANS LES LOCAUX DU CLIENT POUR UN MAXIMUM DE 6 PERSONNES	1995
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 UNITÉ FRAIS DE VOYAGE À L'ÉTRANGER POUR LA FORMATION GÉNÉRIQUE UTILISATEUR FINAL	100

Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA) et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis par Fluke France.

Fluke France ne s'engage vis à vis de ses clients que par une proposition de prix ou une confirmation écrite.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke France SAS
 20 Allée des érables
 93420 Villepinte
 E-mail: cs.fr@fluke.com
 Numéro +33 (0) 1 70 80 00 00

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
 Data subject to alteration without notice.
 03/2023 frfr

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.