

Tarif Fluke Outils de Diagnostic

FLUKE®

Au: 02-01-2019

Modèle	Art. nr	Description	EUR
--------	---------	-------------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	Multimètre Fluke Connect sans fil	307.00
FLK-3000 FC GM	4467750	Kit maintenance Générale Fluke Connect sans fil	879.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	Kit HVAC Fluke Connect sans fil	637.00
FLK-3000 FC IND	4465599	Kit Industriel Fluke Connect sans fil	1098.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimètre sans fil Fluke 3000 FC et kit de suspension magnétique TPAK	340.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Multimètre numérique et kit de cordons de luxe	395.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Kit multimètre numérique et testeur de tension pour électricien	438.00
FLK-A3000 FC	4401588	Module pince de courant AC Fluke Connect sans fil	197.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	Kit contenant : Le multimètre, le module pince de courant AC et des accessoires	438.00
FLK-A3001 FC	4459439	Module pince de courant AC Iflex Fluke Connect sans fil	230.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	Kit contenant : Le multimètre, le module pince de courant AC Iflex et des accessoires	472.00
FLK-A3002 FC	4459442	Module de courant AC/DC Fluke Connect sans fil	131.00
FLK-A3003 FC	4629295	Module pince de courant DC 2000 A Fluke Connect sans fil	548.00
FLK-A3004 FC	4629301	Module pince de courant DC 4-20 mA Fluke Connect sans fil	658.00
FLK-T3000 FC	4401563	Module de température type K Fluke Connect sans fil	197.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	Kit contenant : Le multimètre, le module température et des accessoires	438.00
FLK-V3000 FC	4401556	Module de tension AC Fluke Connect sans fil	208.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension AC et des accessoires	438.00
FLK-V3001 FC	4459421	Module de tension DC Fluke Connect sans fil	208.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension DC et des accessoires	438.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension AC, le module de tension DC et des accessoires	713.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Sd Card Fluke Connect sans fil	99.00
FLK-PC3000 FC	4401602	Adaptateur PC Fluke Connect sans fil	109.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Connecteur Infrarouge Fluke Connect	143.00

Multimètres numériques

Multimètres Série 110

Fluke 113/F	3328032	Testeur multimètre automatique	115.00
Fluke 114	2583552	Multimètre à valeur efficace vraie	178.00
Fluke 115	2583583	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	206.00
Fluke 116	2583601	Multimètre/Thermomètre 6000 points à valeur efficace vraie	247.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke 117	2583647	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	258.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	334.00
C50	762823	Sacoche	43.00

Multimètres Série 170

Fluke 175/F	4705557	Multimètre 6000 points TRMS	199.00
Fluke 177	1592874	Multimètre 6000 points TRMS	300.00
Fluke 179	1592842	Multimètre 6000 points TRMS/Thermomètre	354.00
C90	466029	Sacoche pour multimètres	43.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	420.00

Multimètres Série 200

Fluke 233	3469334	Multimètre à affichage distant	350.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Multimètre TRMS thermique sans fils avec iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Multimètre thermique TRMS sans fil avec iFlex & batterie secondaire	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimètre 50 000 points enregistreur	637.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Kit Fluke 287 + FlukeView Forms	747.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimètre 50 000 points enregistreur	692.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Kit Fluke 289 + FlukeView Forms	802.00
C280	3182785	Sacoche	71.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	824.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	879.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Multimètres Série 20			
Fluke 27II/EUR	3947770	Multimètre industriel durci (IP67)	527.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multimètre industriel durci (IP67)	527.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Multimètre numérique TRMS à sécurité intrinsèque	1373.00
C25	681114	Sacoche pour multimètres	61.00
Multimètres Série 70			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimeter	438.00
C90	466029	Sacoche pour multimètres	43.00
Multimètres Série 80			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimètre numérique	493.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Multimètre numérique TRMS	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Kit combi industriel	599.00
C25	681114	Sacoche pour multimètres	61.00
Multimètres de table			
Fluke 8808A 220V	2802372	Multimètre à 5,5 chiffres	715.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Multimètre à 5,5 chiffres	715.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	915.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	915.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	795.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	795.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1070.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1070.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Multimètre de précision à 1 000 000 points (logiciel + câble)	1260.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Multimètre à 6,5 chiffres	1260.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1405.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1405.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Multimètre de précision à 1 000 000 points (logiciel + câble)	1600.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Multimètre à 6,5 chiffres (avec logiciel et câble)	1600.00
884X-CASE	2675552	Mallette	440.00
884X-RTD	2675468	Sonde de température RTD 100 ohms	575.00
884X-SHORT	2653346	4 fils Short	31.00
884X-USB	2675479	Câble adaptateur USB RS-232	165.00
884X-1G	2675534	Mémoire USB 1 Go	40.00
8845A-EFPT	2742690	Jeu d'adaptateurs à pointe fine étendue	20.00
8845A-TPIT	2742683	Jeu de pointes de sondes de mesure pour circuits intégrés	15.00
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	142.00
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + Câble (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
RS43	946470	RS232 Cable (2 m)	89.00
TL2X4W-PTII	2826215	Pointe de sonde de 2 mm pour cordon de mesure de résistance 2x4 fils	80.00
TL2x4W-TWZ	2723629	Cordon de mesure de résistance 2x4	100.00
Y8022	708297	IEEE-488 Shielded Interface Cable 2m	535.00
Y8846S	2675518	Kit de montage en rack (8845A/8846A)	125.00
Y8846D	2771721	Kit de montage en rack, double (8845A/8846A)	170.00
Automobile			
Fluke 88V/A	2117440	Kit multimètre pour applications automobiles	713.00
Pinces multimètres			
Fluke 323	4152628	Pince multimètre TRMS	138.00
Fluke 324	4152637	Pince multimètre TRMS	180.00
Fluke 325	4152643	Pince multimètre TRMS	244.00
Fluke 353	2840252	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	652.00
Fluke 355	2840265	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	815.00
Fluke 365	3790607	Pince-multimètre 200A AC/DC TRMS à mâchoire détachable	271.00
Fluke 368 FC	4709907	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 40 mm	724.00
Fluke 369 FC	4709934	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 61 mm	724.00
Fluke 373	3790564	Pince multimètre 600A TRMS AC	271.00
Fluke 374FC	4696001	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	380.00
Fluke 375FC	4695932	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	455.00
Fluke 376FC	4695861	Pince de courant 1000A AC/DC TRMS sans fil avec iFlex Fluke Connect	517.00
Fluke 381	3610452	Pince multimètre écran détachable 1000A TRMS AC/DC + iFlex	608.00
Fluke 902 FC	4695814	Pince multimètre HVAC TRMS sans fil	305.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit FI323 + FL62MAX+ + 1AC	265.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke i2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe 18"	141.00
Fluke i2500-10	3676410	i2500-10 iFlex 10"	141.00
H3	1608458	Etui (Série 330)	47.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Testeurs électriques			
Fluke 1000FLT	4472387	Testeur de lampes fluorescentes	250.00
T6-1000/EU	4910257	Testeur électrique avec FieldSense™, round	279.00
T6-600/EU	4910322	Testeur électrique avec FieldSense™, round	219.00
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	36.00
Fluke T5-600	659612	Testeur électrique	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
Fluke T5-1000	659570	Testeur électrique	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Kit de test électrique avec étui et Fluke 1AC II	205.00
Fluke T90	4016945	DETECTEUR TENSION/CONTINUITE (VAT selon EN 61243)	61.00
Fluke T110	4016950	DETECTEUR TENSION/CONTINUITE (VAT selon EN 61243) HAUTE IMPEDANCE	87.00
Fluke T130	4016961	DETECTEUR TENSION/CONTINUITE (VAT selon EN 61243) HAUTE IMPEDANCE AVEC LCD	128.00
Fluke T150	4016977	DETECTEUR TENSION/CONTINUITE OHM (VAT selon EN 61243) HAUTE IMPEDANCE AVEC LCD	148.00
Fluke 2042	2435038	Localisateur de câbles (récepteur + transmetteur)	794.00
Fluke 2042T	2435045	Localisateur de câbles (transmetteur)	413.00
Fluke 9040EUR	4014969	Indicateur de rotation de phase	212.00
Fluke 9062	2435077	Indicateur de rotation de moteur et de phase	195.00
LVD1	4571403	Lampe / Détecteur de tension	37.00
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	41.00
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	36.00
Fluke 1AC II	2432932	ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN	32.00
Fluke 1AC II	2432967	VoltAlert	32.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Volt Alert 5-pack	116.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Pack de 5 VoltAlert	116.00
FLK2AC/200-1000VC	3611972	Détecteur tension format stylo 200v-1000v ac	30.00
FLK2AC/200-1000V5	3806487	Volt Alert 2AC, 200-1000V, pack de 5 au prix de 4	106.00
FLK2AC/90-1000V	3807928	Détecteur tension format stylo 90v-1000v ac	30.00
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Volt Alert 2AC, 90-1000V, pack de 5 au prix de 4	106.00
PRV240	4566209	Source de tension	164.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Kit Multimètre Fluke 117 / source de tension PRV240	328.00
PRV240FS	4910310	Source de référence T6/NCV	164.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	Niveau laser 3 points, rouges	206.00
Fluke-3PG	4811469	Niveau laser 3 points, verts	227.00
Fluke-18OLR	4811504	Niveau laser 2 lignes, rouges	259.00
Fluke-18OLG	4811491	Niveau laser 2 lignes, vertes	319.00
Fluke-18OLG System	4811519	Laser ligne verte avec détecteur LDG	379.00
Fluke-18OLR System	4811528	Laser ligne rouge avec détecteur LDR	329.00
Fluke-LDR	4811543	Détecteur de ligne laser rouge	92.00
Fluke-LDG	4819919	Détecteur de ligne laser verte	103.00
PLS-20513	4791765	Télescope Trépied 9 FT 6 IN	186.00
PLS-20295	4845009	Support magnétique mural pour Laser 3, 5,180,480	53.00
PLS-20512	4845027	Trépied Standard 5/8 X 11	111.00
PLS-21502	4919812	Extension trépied PLS3/180	10.00
Télémètres laser			
Fluke 414D	4106830	Télémètre laser	140.00
Fluke 419D	4106853	Télémètre laser	269.00
Fluke 424D	4106866	Télémètre laser	389.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Kit télémètre laser et Thermomètre	237.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Analyseur de batterie	2809.00
Fluke BT520	4489981	Analyseur de batterie	3492.00
Fluke BT521	4489996	Analyseur de batterie haute performance	3914.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Sondes standards pour Analyseur de batterie	341.00
BTL20	4542273	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (sans sonde de température)	526.00
BTL21	4542286	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (avec sonde de température)	654.00
BTL-A	4542258	Adaptateur tension/courant	42.00
BC500	4542299	Chargeur AC	127.00
BP500	4542300	Batterie au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh	106.00
BT500	4561297	Pointes de touches de remplacement. 10 x pointes de touches, 2 x capuchons sondes longues, 2x capuchons sondes courtes	127.00
i410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	275.00
Testeurs d'isolement			
Fluke 1503	2427883	Contrôleur d'isolement	415.00
Fluke 1507	2427890	Contrôleur d'isolement	515.00
Fluke 1550C	3665021	Megohmmètre numérique 5000v	4119.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Megohmmètre numérique 5000v kit luxe	4540.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Testeur de résistance d'isolation (5 Kv) avec IR3000FC	4119.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Kit testeur de résistance d'isolation (5Kv) avec IR3000FC	4540.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke 1555	3665056	Meghomètre numérique 10000v	4540.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Meghomètre numérique 10000v kit de luxe	4959.00
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Testeur de résistance d'isolation (10 Kv) avec IR3000FC	4540.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Kit testeur de résistance d'isolation (10Kv) avec IR3000FC	4959.00
Fluke 1577	2157280	Multimètre d'isolement	652.00
Fluke 1587T	2517605	Multimètre d'isolement (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	Multimètre / testeur d'isolement sans fil Fluke Connect	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Kit de dépannage moteur & variateur Fluke Connect : 1587, 9040, I400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit de dépannage électrique et isolement Fluke Connect : 1587, 62MAX, i400	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect avec pince i400	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00

Testeurs d'installations

Fluke 1662 SCH	4546944	Testeur d'installation à mémoires Schuko	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Testeur d'installation avec test Dif type B Schuko	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Testeur d'installation FC avec pré-test d'isolement Schuko	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Cordon secteur, Schuko (EU)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	778.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
ES165X	2104706	Kit de piquets de test de terre (série 1650)	163.00
TP165X	2107742	Sonde à bouton de test avec cordon (série 1650)	87.00
TL165X	2107756	Jeu de cordons standard (série 1650)	120.00
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	42.00

Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	778.00

Testeurs de terre

Fluke 1630-2 FC	4829532	Pince de boucle de terre et de courant de fuite	1493.00
Fluke 1630-2	4829515	Pince de boucle de terre et de courant de fuite (Non FC)	1493.00
Fluke 1623-2	4325155	Testeur de terre GEO de base	1468.00
Fluke 1625-2	4325162	Testeur de terre GEO avancé	2448.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Kit testeur de terre GEO de base	2502.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Kit testeur de terre GEO avancé	3591.00
Earth Stake	4325492	Geo Earth Ground Tester, Earth stake	67.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Bobine câble 25m, Bleu	67.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Bobine câble 25m, Vert	67.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Bobine câble 50m, Red	75.00
C1620	4359042	Mallette de transport	210.00
ES-162P3-2	4359377	Jeu de piquets pour les mesures à 3 pôles	260.00
ES-162P4-2	4359389	Jeu de piquets pour les mesures à 4 pôles	380.00

Outils de mesure de la qualité de l'air en intérieur

Fluke 922	2679822	Débitmètre	652.00
Fluke 922/Kit	2679831	Débitmètre Kit	760.00
Fluke 971	2418208	Thermomètre & Hygromètre	260.00
Fluke 975	2519364	Testeur de la qualité de l'air	2039.00
Fluke 975V	2666111	Testeur de la qualité de l'air avec vitesse	2345.00
Fluke CO-220	664711	Mesureur de monoxyde de carbone	543.00
Fluke RLD2	3387163	Détecteur de fuites par lampe de poche	54.00
CO-205	664714	Kit d'aspiration	183.00
975VP	2631538	Sonde de vitesse de l'air	458.00
PT12	2740212	Tube pitot de 30,48 cm	119.00
Fluke 985	4131397	Compteur de particules	4283.00

Thermomètres numériques

Fluke 51 II	1281142	Thermomètre	337.00
Fluke 52 II	1281139	Thermomètre	429.00
Fluke 53 II B	3821096	Thermomètre 1 entrée	491.00
Fluke 54 II B	3821081	Thermomètre 2 entrées	583.00
Fluke 61	1643896	Thermomètre à infrarouge	200.00
Fluke 62 MAX	4130474	Thermomètre à infrarouge	97.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Thermomètre à infrarouge	108.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Kit télémètre laser et Thermomètre	237.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit FI323 + FL62MAX+ + 1AC	265.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 63	2148281	Thermomètre à infrarouge	276.00
Fluke 64 MAX	4856105	Thermomètre infrarouge multifonction D:S 20:1	132.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke 561	2558118	Thermomètre multifonction	200.00
Fluke 566	2837799	Thermomètre multifonction	425.00
Fluke 568	2837806	Thermomètre multifonction	532.00
Fluke 568Ex	4321662	Thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque	1331.00
Fluke 572-2	4328074	Thermomètre à infrarouge	634.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Thermomètre	128.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Thermomètre	214.00
C50	762823	Sacoche	43.00
H6	2152040	Etui (Fluke 63, 66, 68 & 561)	34.00
80PR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	78.00

Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Thermomètre visuel infrarouge	569.00
Fluke VT04A	4485211	Thermomètre visuel infrarouge	515.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	45.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	45.00

Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Caméra d'inspection	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Caméra d'inspection haute résolution	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	Vidéoscope 3.8 mm, sonde 1 m, affichage avant	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 3 m, double affichage	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	Vidéoscope 5.5 mm, sonde 1 m, double affichage	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 1.2 m, double affichage	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	Vidéoscope 8.5 mm UV, sonde 1 m, double affichage	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	Vidéoscope 9 mm, affichage avant, enrouleur de sonde 20 m	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	Sangle tour de cou DS 7XX	49.00

Caméras infrarouges

Série Performance

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Camera thermique, focale fixe	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Camera thermique, focale fixe	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Camera thermique, focale fixe	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Camera thermique, mise au point manuelle	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Camera thermique, mise au point manuelle	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Camera thermique, focale fixe	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Camera thermique, mise au point manuelle	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Camera thermique, mise au point manuelle	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Camera thermique, focale fixe	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Camera thermique, mise au point manuelle	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Camera thermique, mise au point manuelle	3699.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Camera thermique, mise au point manuelle	3999.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Camera thermique, mise au point manuelle	3999.00

Série Professionnelle

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Caméra infrarouge, 9Hz	5299.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Caméra infrarouge, 60Hz	5299.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Caméra infrarouge, 9Hz	5699.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Caméra infrarouge, 60Hz	5699.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Caméra infrarouge; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Caméra infrarouge; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Caméra infrarouge, 9Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Caméra infrarouge, 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Caméra infrarouge; 320x240; 9 Hz	7099.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Caméra infrarouge; 320x240; 60 Hz	7099.00
Fluke TI450 9HZ	4764729	Camera thermique, mise au point manuelle	8199.00
Fluke TI450 60Hz	4764707	Camera thermique, mise au point manuelle	8199.00
Fluke Ti450 PRO 9Hz	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Caméra infrarouge	8299.00
Fluke Ti450 PRO 60Hz	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Caméra infrarouge	8299.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Caméra thermique pour détection de fuites de gaz	16999.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Caméra infrarouge; 640x480; 9 Hz, SR	13199.00
Fluke TI480 60Hz	4842086	Caméra infrarouge; 640x480; 60 HZ, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge	13799.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Caméra infrarouge	13799.00

Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9HZ	4736664	Caméra infrarouge; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Caméra infrarouge; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Caméra infrarouge; 320 x 240; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Caméra infrarouge; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Caméra infrarouge; 320 x 240; 60 Hz	11199.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Caméra infrarouge; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Caméra infrarouge; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke TIX560 60 Hz	4597066	Caméra infrarouge; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX580 60Hz	4842073	Caméra infrarouge; 640x480; 60 HZ, SR	16299.00
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Caméra infrarouge; 640x480; 9 HZ, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Caméra infrarouge; 320x240; 9 Hz	10999.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Caméra infrarouge; 320x240; 60 Hz	10999.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Caméra infrarouge; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Caméra infrarouge; 640x480; 60 Hz	15849.00
Fluke 2x lens	4961163	Téléobjectif 2x infrarouge	2049.00
Fluke 4x lens	4961188	Téléobjectif 4x infrarouge	4579.00
Fluke RSE-MB	4961344	Support de fixation	129.00
Fluke RSE-Stand	4973844	RSE stand	139.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	Objectif grand angle infrarouge	1029.00

Accessoires pour les caméras infrarouges

Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	79.00
Ti-Visor3	4335377	Pare-soleil pour caméra Infrarouge	79.00
Ti-Tripod	3511872	"Adaptateur pour fixation sur trépied compatible avec cameras	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Accessoire de fixation pour trépied	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Téléobjectif infrarouge (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Objectif grand angle infrarouge (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Téléobjectif infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Objectif grand angle infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Téléobjectif IR 4X pour TIX560-TIX520-TI400-TI300-TI200	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Objectif IR Macro 25Micron pour TIX560-TIX520	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Chargeur allume cigare (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Pack batterie rechargeable (Ti20)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Chargeur de Batterie Lion Ti32/TiR32)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base de rechargement (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Sangle de cou réglable	30.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Batterie additionnelle	129.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Sangle de main réglable	15.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	Câble vidéo HDMI	20.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Protection d'objectif	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Oreillette Bluetooth	79.00

Thermal Imagers IR-Windows

FLK-050-CLKT	3460346	Hublot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	Hublot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	Hublot IR 100 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	Hublot infrarouge 50 mm, loquet manuel	219.00
Fluke CV300	4326962	Hublot infrarouge 75 mm, loquet manuel	295.00
Fluke CV301	4338164	Hublot infrarouge 75 mm, loquet a cle de securite	309.00
Fluke CV400	4326996	Hublot infrarouge 100 mm, loquet manuel	409.00
Fluke CV401	4338173	Hublot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite	409.00

Instruments ScopeMeter

ScopeMeters Industriel

Fluke 123B/EU	4755659	ScopeMeter industriel 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	ScopeMeter industriel 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	ScopeMeter industriel 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	ScopeMeter industriel 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	ScopeMeter industriel + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	ScopeMeter industriel + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2288.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, INT	2652.00

Série 190 ScopeMeter

Fluke 190-204/EU	3894409	Scopemeter industriel 4 voies 200mhz	4581.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Scopemeter industriel 4 voies 200mhz+SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Scopemeter industriel 4 voies 100mhz	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Scopemeter industriel 4 voies 100mhz+SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Scopemeter industriel 2 voies 60mhz	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Scopemeter industriel 2 voies 60mhz+SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Scopemeter industriel 2 voies 100mhz	3557.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Scopemeter industriel 2 voies 100mhz+SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Scopemeter industriel 2 voies 200mhz	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Scopemeter industriel 2 voies 200mhz+SCC	4424.00
Fluke 190-502/EU	4025623	Scopemeter industriel 2 voies 500mhz	4946.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz	5355.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter industriel 2 voies 500mhz UNI+SCC	5355.00
Fluke 190-504/EU	4419875	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz+SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Scopemeter industriel 4 voies 500mhz+SCC UNI	5535.00
Motor Drive Analyzers			
Fluke MDA-510	4984691	Analyseur d'entraînement moteur 510, 4 voies couleur	5675.00
Fluke MDA-550	4984706	Analyseur d'entraînement moteur 550, 4 voies couleur, PRO	6550.00
SVS-500	5011031	Jeu pour tension d'arbre et base magnétique	349.00
SB-500	5011046	Jeu de brosses d'arbre, repl brosse pour SVS-500 et MDS-500	261.00
Accessoires pour ScopeMeter			
AC120	646163	Pinces crocodile industrielles	47.00
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	113.00
BB120	646171	Fiche banane pour adaptateur BNC	52.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	47.00
BHT190	3379374	Ensemble d'adaptateurs de dérivation	368.00
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	103.00
BP190	677390	Pack Batterie NiMH (série 190)	207.00
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	245.00
BP291	3894688	Batterie Li-ion double capacité, pour Fluke 190-seriesII	343.00
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	112.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	141.00
C125	646858	Sacoche	52.00
C190	677401	Mallette (série 190)	263.00
C195	677408	Sacoche	244.00
C290	3894803	Valise rigide de transport	219.00
CS20MA	677393	Shunt de courant 4-20 mA	101.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	108.00
HC120	646668	Pinces à crochet	59.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	52.00
HC200	2086410	Pinces à crochet	42.00
HH290	3894844	Hanging Hook, ScopeMeter Series 190 II	77.00
MA190	1567481	Kit d'accessoires pour usage médical (série 190)	464.00
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	167.00
PM8907/807	624764	Chargeur de batteries / adaptateur secteur	125.00
PM8907/808	614039	Chargeur de batteries/adaptateur secteur UNIVERSAL (série 120)	149.00
PM9080	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	277.00
PM9081	916093	Fiche banane double pour adaptateur femelle BNC	53.00
PM9082	916163	Fiche banane double pour adaptateur mâle BNC	53.00
PM9091	935598	Câbles coaxiaux BNC (1,5 m)	125.00
PM9092	935601	Câbles coaxiaux BNC (0,5 m)	108.00
PM9093	935593	Adaptateur BNC mâle/femelle	72.00
PM9096/201	651742	Sonde capacitive	346.00
RS120-III	4023947	Probe Accessory Replacement Set	113.00
RS400	3894867	Probe Replacement Set, for VPS400 Probes	90.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	477.00
SCC128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	742.00
SCC198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	933.00
SCC190	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	668.00
SCC290	3894826	Valise rigide de transport et logiciel	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	258.00
STL120-III	4023901	Shielded Test Lead	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	72.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	194.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	Jeu de sondes de tension 01:01, noir, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS212-G	3086286	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	Jeu de sondes de tension 100:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS220-R	3086299	Jeu de sondes de tension 100:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Voltage Probe	131.00
VPS410-II-B	4276937	Jeu de sondes de tension 10:1,bleu, 500 MHz	215.00
VPS410-II-G	4276943	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz	215.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
VPS410-II-R	4276928	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 500 MHz	215.00
VPS410-II-V	4276955	Jeu de sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz	215.00
VPS420-R	3894783	Sonde de tension renforcé rouge/noire	250.00
VPS420-B	4411541	Sonde de tension renforcé bleue/noire	250.00
VPS420-G	4411565	Sonde de tension renforcé grise/noire	250.00
VPS420-V	4411583	Sonde de tension renforcé verte/noire	250.00
VPS510-R	4025781	Voltage Probe set 500 MHZ 10:1 Rouge	215.00
VPS510-B	4025796	Voltage probe set 500 MHZ 10:1 Bleu	215.00
VPS510-G	4025801	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Gris	215.00
VPS510-V	4025812	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Vert	215.00

Instruments de qualité d'énergie

Fluke 345	2584181	Pince multimètre	1636.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit de mise à jour 430-II analyseur de moteur	2066.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	EnergiMètre nouvelle génération sans pinces	4131.00
Fluke 434-II	4116638	EnergiMètre nouvelle génération	4773.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	EnergiMètre nouvelle génération/International	4773.00
Fluke 435-II	4116661	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances	6128.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances sans pinces	5520.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	EnergiMètre nouvelle génération/International	6129.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8478.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7823.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	EnergiMètre nouvelle génération/International	8478.00
Fluke 438-II	4778976	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique	7547.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique , sans pinces ni FC Wifi carte SD	6905.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique , sans FC carte WiFi SD	7547.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Enregistreur d'énergie électrique tripasée version EU/US	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Enregistreur d'énergie électrique tripasée version internationale	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Enregistreur d'énergie électrique tripasée version basic	2277.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Enregistreur d'énergie électrique tripasée version avancée EU/US	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Enregistreur d'énergie électrique tripasée version avancée internationale	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Enregistreur d'énergie électrique tripasée version avancée sans pince	2587.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Enregistreur de qualité d'énergie portable, version U.E./E.-U.	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	Enregistreur de qualité d'énergie portable (sans sonde)	3933.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Enregistreur de qualité d'énergie portable, version internationale	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable, version U.E./E.-U.	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable (sans sonde)	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable, version internationale	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	3618.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	3618.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Enregistreurs de qualité d'énergie sans iFlex, version EUS	3308.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	3618.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	3618.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	3308.00
1742-6/Upgrade	4920964	Mise à jour de 1742 en 1746	1770.00
1742-8/Upgrade	4920973	Mise à jour de 1742 en 1748	3273.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	4964.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	4964.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	4653.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	4964.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	4964.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	4653.00
1746-8/Upgrade	4920986	Mise à jour de 1746 en 1748	1770.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	6207.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	6207.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	5896.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sonde 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	6207.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	6207.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version INTL	5896.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	12027.00
Fluke 1760	2630744	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	13935.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	16481.00
Fluke 1760TR	2637634	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	18387.00
Fluke VR1710	3030923	Enregistreur de la qualité de tension monophasée	887.00
C1740	4116762	Sacoche souple pour 174X et 43X-II	209.00
C437-II	4116743	Valise rigide de transport 430 Series II à roulettes	505.00
EPE-Training-F/EU	4792360	Kit de formation Fluke EPE (Electrical Power Explained) - Français	199.00
Fluke-435-II/EPE-F	4816720	EnergiMètre Fluke 435-II et Kit de formation Fluke EPE (Electrical Power Explained) - Français	6020.00

Accessoires pour instruments de qualité d'énergie

1743/1744 Poleset	3024485	Kit de montage (Fluke 7143/1744)	42.00
3140R	2650136	Sonde de courant, 400 A	407.00
3210-PR-TF-II	4531769	Sondes flex 1000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	632.00
3310-PR-TF-II	4531778	Sondes flex 5000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	844.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
3312-PR-TF-II	4531784	Sondes flex 5000A 122 cm pour Fluke 1750 (48 pouces)	1039.00
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	103.00
BE345	2839604	Adaptateur/secteur (Fluke 345)	156.00
BP1730	4389436	Pack batterie Li Ion 3,7V 2500mAh (1730)	41.00
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	112.00
C17xx	4637381	Étui pour FLUKE-17xx	118.00
CS1750	2673962	Mallette (Fluke 1750)	259.00
1730 Hanger	4358028	Kit de suspension (1730)	57.00
1730 Cable	4395217	Câble pour entrée auxiliaire (1730)	30.00
1750/Case	2650124	Mallette (Fluke 1750)	558.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	1105.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	5526.00
FS17X5-TF-II	4531791	Kit sondes flex 3000A 4 phases pour Fluke 1735 & 1745	1627.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Kit sondes flex 3000A IP65 4 phases pour Fluke 1743 / 4	1806.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sondes flex 3000A 1 phase pour Fluke 1735 & 174X	407.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adaptateur entrée AUX 173X	136.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Cordon de test pour Fluke 173x; 0.1m	41.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Kit sondes flex FS3000/ 6000A 4 phases 36 pouces	1623.00
GPS430-II	4693803	Module de synchronisation GPS (série 430-II)	1560.00
GPS-Time Sync	2539223	Module de synchronisation GPS (Fluke 1760)	434.00
i17XX-flex1500	4637328	Sonde iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx	167.00
i17XX-flex3000	4637343	Sonde iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx	179.00
i17XX-flex6000	4637362	Sonde iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx	190.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx - Pack de 3	485.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx, pack de 3	516.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de trois	548.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	632.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	675.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de 4	717.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Jeu de mini-pinces de courant 1-phasé	475.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	546.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	734.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	475.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	546.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	734.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	546.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	734.00
i40S-EL	4637396	Pince de courant i40s-EL pour Fluke 17xx	215.00
i40S-EL/3pk	4637409	Pinces de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, pack de 3	601.00
i400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	165.00
i400s	2277202	Pince de courant AC (400 A)	296.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	410.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Pack de 4 sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	1248.00
i5s	2508467	Pince de courant AC (5 A)	550.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	326.00
i5sPQ3	2457508	Pack de 3 pince de courant (5A)	1323.00
IEEE519/REPORT	4589748	Licence logiciel pour reporting IEE519	527.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Sondes magnétiques pour cordons 4mm, pack de 4	94.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB to Serial RS232 Adapter	47.00
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	167.00
PM9080	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	277.00
TLS430	2157713	Cordons de mesure et pinces crocodile (4 noires, 1 verte) - série 430	132.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Transformateur de courant à pince 50A/5A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Transformateur de courant à pince 200A/20A (Fluke 1760)	395.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm (18in)	463.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	Flex 200/1000A pour Fluke 1760, 61 cm (24in)	463.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	Flex 3000/600A pour Fluke 1760, 91 cm (36in)	909.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, Dolphin Clip, Red	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3M	40.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	321.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Shunt AC/DC 20mA (Fluke 1760)	332.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Sonde de tension 10V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Sonde de tension 100V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Sonde de tension 400V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Sonde de tension 600V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Sonde de tension 1000V (Fluke 1760)	500.00
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	248.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	Connecteur de tension IP65	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 3	523.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 4	698.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	IFlexi 3KA 60 cm IP65	218.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	523.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	698.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	IFlexi 6KA 90 cm IP65	261.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	IFlexi 6KA 90 cm IP65 par 3	610.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	IFlexi 6KA 90 cm IP65 par 4	784.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi câble extension, 5m	131.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Jeu de cordons ; 1000V CAT III, 0.18 m; Rg/Nr	35.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Kit de suspension	62.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	Antenne de réception GPS	336.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kit de marqueurs de câbles, 05MM	52.00
MP1-3R/1B	4944790	Sondes magnétiques pour entrées 4mm, 3 rouges 1 noire	87.00

Testeurs de vibrations

Fluke 805	4094385	Testeur de vibrations	1784.00
Fluke 805 FC	4489229	Testeur de vibrations avec Fluke Connect	1784.00
Fluke 805/ES	4636786		1060.00
Fluke 810	3542635	Testeur de vibrations	9571.00
Fluke 820-2	4550041	Stroboscope à diodes électroluminescentes	907.00
Fluke 830	4454396	Contrôleur d'alignement d'arbre laser	7241.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Support magnétique	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Cales pour Contrôleur d'alignement d'arbre laser	835.00
810S	3530828	Sensor	1445.00
810QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	151.00
810SMM	3530862	Sensor Magnet Mount	212.00
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	29.00
SBP-810	3530843	Smart Battery Pack	269.00

Calibrateurs de process

Série 700 Calibrateurs de process

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3875.00
Fluke 705	665091	Calibrateur de boucle	780.00
Fluke 707	1617262	Calibrateur de boucle	897.00
Fluke 707Ex	2032187	Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque	1261.00
Fluke 709	4234350	Calibrateur de boucle de précision	890.00
Fluke 709H	4234361	Calibrateur de boucle de précision compatible HART	1432.00
Fluke 710	4991049	Calibrateur de boucles de test de valves avec HART	2159.00
Fluke 712B	4387857	Calibrateur de sonde RTD	1105.00
Fluke 714B	4387869	Calibrateur de sonde thermocouple	1131.00
Fluke 715	620101	Calibrateur Volt/mA	1272.00
Fluke 717 1G	2547166	Calibrateur de pression (68.9 mbar)	1444.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	1444.00
Fluke 717 100G	1630430	Calibrateur de pression (7 bar)	1444.00
Fluke 717 30G	662897	Calibrateur de pression (2 bar)	1498.00
Fluke 717 300G	2547175	Calibrateur de pression (20 bar)	1444.00
Fluke 717 500G	2547182	Calibrateur de pression (34.7 bar)	1444.00
Fluke 717 1000G	2547194	Calibrateur de pression (69 bar)	1444.00
Fluke 717 1500G	2547203	Calibrateur de pression (103.4 bar)	1600.00
Fluke 717 3000G	2547215	Calibrateur de pression (207 bar)	1600.00
Fluke 717 5000G	2547232	Calibrateur de pression (345 bar)	1600.00
Fluke 717-10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	1600.00
Fluke 718 30G	665075	Calibrateur de pression (2 bar)	2718.00
Fluke 718 1G	2547148	Calibrateur de pression (68.9 mbar)	2831.00
Fluke 718 100G	665080	Calibrateur de pression (7 bar)	2718.00
Fluke 718 300G	2547153	Calibrateur de pression (20 bar)	2823.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Calibrateur de pression à sécurité intrinsèque (2 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Calibrateur de pression à sécurité intrinsèque (7 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Calibrateur de pression à sécurité intrinsèque (20 bar)	3496.00
Fluke 719 30G	3315332	Calibrateur de pression à pompe électrique (2 bar)	3604.00
Fluke 719 100G	3315344	Calibrateur de pression à pompe électrique (7 bar)	3604.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Calibrateur de pression électrique, 2 bar	3200.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Calibrateur de pression électrique, 10 bar	3200.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Calibrateur de pression électrique, 20 bar	3200.00
Fluke 720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	167.00
Fluke-721-1601	4353241	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 6,9 bar	2029.00
Fluke-721-1603	4353283	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 20 bar	2029.00
Fluke-721-1605	4353327	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 34 bar	2029.00
Fluke-721-1610	4353366	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 69 bar	2029.00
Fluke-721-1615	4353401	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 103 bar	2029.00
Fluke-721-1630	4353447	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 200 bar	2029.00
Fluke-721-1650	4353486	Calibrateur de pression double capteur 1,1 bar / 345 bar	2029.00
Fluke-721-3601	4353252	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 6,9 bar	2029.00
Fluke-721-3603	4353290	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 20 bar	2029.00
Fluke-721-3605	4353330	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 34 bar	2029.00
Fluke-721-3610	4353375	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 69 bar	2029.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Fluke-721-3615	4353412	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 103 bar	2029.00
Fluke-721-3630	4353458	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 200 bar	2029.00
Fluke-721-3650	4353499	Calibrateur de pression double capteur 2,48 bar / 345 bar	2029.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Calibrateur de pression double entrées 16, 100 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Calibrateur de pression double entrées 16, 300 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Calibrateur de pression double entrées 16, 500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Calibrateur de pression double entrées 16, 1000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Calibrateur de pression double entrées 16, 1500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Calibrateur de pression double entrées 16, 3000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Calibrateur de pression double entrées 16, 5000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Calibrateur de pression double entrées 36, 100 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Calibrateur de pression double entrées 36, 300 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Calibrateur de pression double entrées 36, 500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Calibrateur de pression double entrées 36, 1000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Calibrateur de pression double entrées 36, 1500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Calibrateur de pression double entrées 36, 3000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Calibrateur de pression double entrées 36, 5000 PSIG	2652.00
Fluke 724	1553041	Calibrateur de température	2373.00
Fluke 725	664133	Calibrateur de process multifonctions	3314.00
Fluke 725Ex	2098179	Calibratuer de process multifonction à sécurité intrinsèque	4052.00
Fluke 726	2452080	Calibrateur de process multifonction	3795.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Calibreur de pression automatique , avec FC (2 Bar)	8593.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Calibreur de pression automatique, avec FC (10 Bar)	8593.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Calibreur de pression automatique, avec FC (20 Bar)	8593.00
Fluke 729 30G	4856990	Calibreur de pression automatique (2 Bar)	8383.00
Fluke 729 150G	4856983	Calibreur de pression automatique (10 Bar)	8383.00
Fluke 729 300G	4856976	Calibreur de pression automatique (20 Bar)	8383.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Calibreur de pression automatique, avec DPC Track2 Bundle	9760.00
Fluke 753 EU	4411027	Calibrateur de process multifonctions à mémoires	5474.00
Fluke 754 EU	4400387	Calibrateur de process multifonctions à mémoires	6898.00
Fluke 771	2646347	Pince multimètre Process (mA)	575.00
Fluke 772	3362352	Pince multimètre Process (mA)	820.00
Fluke 773	3362365	Pince multimètre Process (mA)	1090.00
Fluke 787B	4777186	Calibrateur de process	1037.00
Fluke 789/E	3977194	Process Meter	1165.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Multimètre process et connecteur sans fil Fluke Connect	1098.00
Modules de pression			
Fluke-700G01	4353523	Manomètre, -10" to 10" WC (27 mbar)	756.00
Fluke-700G02	4353538	Manomètre, -30" to 30" WC (69 mbar)	756.00
700G04	4096972	Manomètre, +/- 1 bar	770.00
700G05	4097514	Manomètre, 2 bar	770.00
700G06	4097538	Manomètre, 6,9 bar	770.00
700G07	4097561	Manomètre, 34 bar	770.00
700G08	4097592	Manomètre, 69 bar	770.00
700G27	4097545	Manomètre, 20 bar	770.00
700G29	4097605	Manomètre, 200 bar	779.00
700G30	4097610	Manomètre, 345 bar	779.00
700G31	4097622	Manomètre, 690 bar	779.00
Fluke-700GA4	4353545	Manomètre, 1 bar absolu	756.00
Fluke-700GA5	4353550	Manomètre, 2 bar absolu	756.00
Fluke-700GA6	4353561	Manomètre, 6,9 bar absolu	756.00
Fluke-700GA27	4353577	Manomètre, 20 bar absolu	756.00
700HTPK	4124358	Kit pompe hydraulique, 0 à 690 bar	1175.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Kit Premium pompe hydraulique	1539.00
Fluke 700MTH	4623345	Tuyau de pression Premium métrique	566.00
Fluke 700M20TH	4623338	Tuyau de pression Premium M20	566.00
700PCK	100062	Kit d'étalonnage de module de pression	1412.00
Fluke 700PTPK	4124364	Kit pompe pneumatique, 0 à 41 bar	616.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Kit Premium pompe pneumatique	1422.00
700G/TRACK	4123225	Logiciel + câble	431.00
Fluke-700RG05	4353589	Manomètre, 2 bar, Référence	797.00
Fluke-700RG06	4353592	Manomètre, 6,9 bar, Référence	797.00
Fluke-700RG07	4353605	Manomètre, 34 bar, Référence	797.00
Fluke-700RG08	4353610	Manomètre, 69 bar, Référence	797.00
Fluke-700G10	4353654	Manomètre, 140 bar	756.00
Fluke-700RG29	4353622	Manomètre, 200 bar, Référence	864.00
Fluke-700RG30	4353631	Manomètre, 345 bar, Référence	864.00
Fluke-700RG31	4353646	Manomètre, 690 bar, Référence	864.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression	566.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression, 10k	673.00
750PO0	4352270	Module de pression effective (0 - 2.5 mbar)	1653.00
750PO1	4352281	Module de pression effective (0 - 25 mbar)	1277.00
750PO2	4352750	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1277.00
750P22	4352296	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1277.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
750P03	4352738	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1277.00
750P23	4352308	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1277.00
750P04	4352313	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1277.00
750P24	4352324	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1277.00
750P05	4352336	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1277.00
750P06	4352349	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1277.00
750P27	4352351	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1277.00
750P07	4352360	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1277.00
750P08	4352372	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1277.00
750P09	4352385	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1277.00
750P2000	4352397	Module de pression effective (0 - 140 bar)	1277.00
750P29	4352403	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2026.00
750P30	4352415	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2026.00
750P31	4352426	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2026.00
750PA3	4352432	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1469.00
750PA4	4352444	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1469.00
750PA5	4352459	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1469.00
750PA6	4352467	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1469.00
750PA27	4352471	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1469.00
750PA7	4352480	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1469.00
750PA8	4352498	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1440.00
750PA9	4352500	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1440.00
750PV3	4352517	Module de pression effective (-350 mbar)	1440.00
750PV4	4352521	Module de pression effective (-1 bar)	1440.00
750PD2	4352539	Module de pression effective (-70 - 70 mbar)	1440.00
750PD3	4352542	Module de pression effective (-350 - 350 mbar)	1440.00
750PD10	4352556	Module de pression effective (-700 - 700 mbar)	1440.00
750PD4	4352563	Module de pression effective (-1 - 1 bar)	1440.00
750PD5	4352574	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1440.00
750PD50	4352588	Module de pression effective (-1 - 3.5 bar)	1440.00
750PD6	4352595	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1440.00
750PD7	4352602	Module de pression effective (-1 - 14 bar)	1440.00
750PD27	4352616	Module de pression effective (-1 - 20 bar)	1440.00
750R04	4352625	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1440.00
750R06	4352633	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1440.00
750R27	4352640	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1440.00
750R07	4352657	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1440.00
750R08	4352669	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1440.00
750R29	4352678	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2163.00
750R30	4352684	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2163.00
750R31	4352691	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2163.00
750RD5	4352706	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1619.00
750RD6	4352714	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1619.00
750RD27	4352723	Module de pression effective (-0.8 - 20 bar)	1619.00
750P01Ex	4558658	Ex Module de pression effective (0 - 25 mbar)	2467.00
750P24Ex	4558686	Ex Module de pression effective (0 - 1 bar)	2467.00
750P05Ex	4558664	Ex Module de pression effective (0 - 2 bar)	2467.00
750P06Ex	4558673	Ex Module de pression effective (0 - 7 bar)	2467.00
750P27Ex	4558699	Ex Module de pression effective (0 - 20 bar)	2467.00
750P09Ex	4558725	Ex Module de pression effective (0 - 100 bar)	2467.00
750P29Ex	4558702	Ex Module de pression effective (0 - 200 bar)	4215.00
750PA4Ex	4558716	Ex Module de pression effective (0 - 1 bar)	2673.00
Accessoires pour calibrateurs de process			
700HTH-1	2811795	Flexible de test	944.00
700ILF	1566730	Filtre en ligne	108.00
700LTP-1	2811763	Pompe de test basse pression	1007.00
700-IV	202561	Shunt de courant	499.00
700PMP	617131	Pompe de pression (10 bar)	704.00
700PRV-1	2811808	Clapet de décharge pour 700HTP	1135.00
700PTP-1	2811774	Pompe de test pneumatique	907.00
700SC	667425	Câble d'interface série (Fluke 725/725Ex/726)	238.00
700TC1	620119	Kits de fiches pour thermocouples (10 types)	145.00
700TC2	620127	Kits de fiches pour thermocouples (5 types)	119.00
Fluke 720RTD	4366669	Sonde RTD pour 721, 721Ex et 719PRO	267.00
787CAL 230	662996	Module d'étalonnage (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Chargeur de batteries	323.00
BE9005 240	946652	Dispositif d'exclusion des piles	299.00
BP7235	668225	Pack Batterie NiMH	259.00
C700	606928	Mallette (série 700)	359.00
C789	946694	Sacoche	201.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1158.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
BP7240	4022220	753/754 Spare Battery	176.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3459.00
BC7240	4022655	Battery Charger (753/754)	50.00
HART Drywell Cable	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	167.00
Fluke-71x	3345825	Kit de tuyaux	105.00
Fluke 700TLK	3829398	Process Test Lead Kit	142.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Logiciel avec câble	457.00
Fluke 720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	167.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	89.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Protection contre les liquides et la poussière pour 718 et 719Pro	326.00

Accessoires généraux

Cordons de mesure, points de touches et pinces			
80K-15	618113	PROBE, ELECTRONIC AIR CLEANER	301.00
AC175	4101772	Jeu de pinces crocodile fileté	30.00
AC220	1610103	Jeu de sondes à pince crocodile SureGrip	48.00
AC280	1610115	Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip	38.00
AC283	1610144	Jeu de sondes à pince SureGrip	43.00
AC285	1610159	Jeu de sondes à pince crocodile large SureGrip	24.00
AC285-FTP	4073928	Alligator Clips and adaptors (FTP-1, FTPL-1)	28.00
AC288	4617784	Pince crocodile rétractable pour bornier	38.00
AC87	1278079	Grippe-barres industrielles	50.00
AC89	873448	Pince pique-fil industrielle isolée	56.00
BP980	1616807	Kit paire de prises bananes	57.00
FTP-1	3869437	Fuse test probe set	99.00
FTPL-1	3869443	Fuse test probe set with test leads	109.00
H900	1616818	Etui cordons de mesure	34.00
Leadwrap	4083525	Durable Nylon Hook and Loop Fastener, 3 pack	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	55.00
T5-RLS	4089137	Replacement Test Lead Set (T5)	24.00
TL175	3521976	Twist Guard Test Leads	30.00
TL175E	3565554	Twist Guard Test Leads, 4mm	33.00
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip Industrial Test Lead Set	83.00
TL221	2003602	Jeu de cordons d'extension SureGrip	37.00
TL222	2003616	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	37.00
TL223-1	3971184	SureGrip Electrical Test Lead Set	76.00
TL224	1610198	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	33.00
TL225-1	3971191	TL225, Stray Voltage Eliminator test Lead Set	110.00
TL238	2132831	Jeu de cordons SureGrip haute énergie	83.00
TL27	668571	Jeu de cordons de mesure industriel	38.00
TL40	1590606	Jeu de cordons de mesure, pointes retractables	55.00
TL71-1	3971207	TL71, Test Lead Set	30.00
TL75-1	3971218	TL75, Test Lead Set	25.00
TL76	2032684	Jeu de cordons de mesure tout-en-un	43.00
TL80A-1	3971229	TL80A, Test Lead Set	79.00
TL81A	1277073	Jeu de cordons de mesure électronique Deluxe	165.00
TL910	1616632	Jeu de cordons de mesure électronique (avec pointes amovibles)	76.00
TL930	1616671	Cordons de raccordement (60 cm)	19.00
TL932	1616680	Cordons de raccordement (90 cm)	21.00
TL935	1616698	Kit de cordons de raccordement (60, 90, 120 cm)	63.00
TL940	1616705	Cordons grippe-fils mini	21.00
TL950	1616710	Cordons pince pique-fils	38.00
TL960	1616722	Cordons grippe-fils micro	21.00
TL970	1616793	Kit de cordons pince pique-fil et grippe-fil	79.00
TLK1550-RTLK	4112351	Integral test lead & 10 kV clamp	239.00
TLK220	2097022	Kit d'accessoires Suregrip	153.00
TLK-225	3971234	TLK225, SureGrip Master Set	165.00
TLK281-1	3971241	TLK281, Automotive Test Lead Kit	146.00
TLK-282-1	3971252	TLK282, DeLuxe Automotive Test Lead Kit	186.00
TLK287	3045631	Kit de cordons de mesure électronique principal	175.00
TLK289	3092521	Kit de cordons de mesure principal pour applications industrielles	175.00
TLK290	2435092	Kit pointes de touche	65.00
TLK291	2435108	Kit de sondes de test à fusibles	65.00
TP1-1	3971265	TP1, Test Probes	19.00
TP175	3521983	TwistGuard test Probes, 2MM dia probe tips	21.00
TP175E	3565568	TwistGuard Test Probes, 2mm dia probe tips with 4mm adapters	23.00
TP2-1	3971283	TP2, Test Probes	21.00
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip Test Probes	21.00
TP38	1541636	Pointes de touche Slim Reach (isolée)	19.00
TP74	1541649	Pointes de touche forme "lanterne"	21.00
TP80	873455	Pointes de touche pour l'électronique	41.00
TP912	1616644	Pointes de remplacement pour TL910	38.00
TP920	1616659	Kit adaptateur pointes de touche	55.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
Pincés de courant			
80i-110s	114519	Pince de courant AC/DC (100 A)	779.00
i1000s	1568487	Pince de courant AC (1000 A)	660.00
i1010	617735	Pince de courant AC/DC (1000 A)	474.00
i1010 Kit	2096998	Pince de courant AC/DC (1000A) avec sacoche	484.00
i200	664755	Pince de courant AC (200 A)	165.00
i2000 flex	2584912	Pince de courant AC de type flex (2000 A)	330.00
i200s	664760	Pince de courant AC (200 A)	275.00
i30	2584920	Pince de courant AC/DC (30A)	440.00
i3000 flex-4PK	2696367	Pince de courant AC (3000 A), 4-pack	1323.00
i3000s	657202	Pince de courant AC (3000 A)	794.00
i3000s flex-24	2584888	Pince de courant AC de type flex (3000A), 610 mm	506.00
i3000s flex-36	2584901	Pince de courant AC de type flex (3000A), 915 mm	606.00
i30s	2584935	Pince de courant AC/DC (30A)	606.00
i310s	2840309	Pince de courant AC/DC (300 A)	363.00
i400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	165.00
i400s	2277202	Pince de courant AC (400 A)	296.00
I40S-PR (1750)	3949777	Pince de courant 40A (1750)	387.00
i410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	275.00
i410 Kit	2097005	Pince de courant AC/DC (400A) avec sacoche	319.00
i6000s flex-24	2840311	Pince de courant AC (6 000 A)	660.00
i6000s flex-36	2840327	Pince de courant AC (6 000 A)	771.00
i800	2840283	Pince de courant AC (800 A)	237.00
Accessoires de température			
80AK-A	2747812	Adaptateur pour thermocouple	35.00
80BK-A	2747801	Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K)	39.00
80CJ-M	833046	Mini-connecteurs mâles (type J)	26.00
80CK-M	779942	Mini-connecteurs mâles (type K)	26.00
80PJ-1	1288191	Sonde à perle (type J)	28.00
80PJ-9	1288218	Sonde d'usage courant (type J)	71.00
80PJ-EXT	1288234	Kit de câbles d'extension (type J)	64.00
80PK-1	750422	Sonde à perle (type K)	37.00
80PK-10	3439199	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	217.00
80PK-11	2724500	Sonde de température VELCRO	42.00
80PK-18 Kit	3448859	Kit de sonde avec pince pour tuyaux	352.00
80PK-22	2098684	Sonde pour immersion	108.00
80PK-24	2098691	Sonde pour air et gaz	141.00
80PK-25	2098706	Sonde pour pénétration	127.00
80PK-26	2098714	Sonde polyvalente	141.00
80PK-27	2098723	Sonde pour surfaces industrielles	385.00
80PK-3A	874610	Sonde pour surfaces (type K)	242.00
80PK-8	200360	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	197.00
80PK-9	1288229	Sonde d'usage courant (type K)	71.00
80PK-EXT	1288241	Kit de câbles d'extension (type K)	64.00
80PR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	78.00
80PT-25	2104397	Sonde pour pénétration	112.00
80PT-EXT	1288252	Kit de câbles d'extension (type T)	64.00
80T-150UA	3190456	Sonde de température universelle (pour multimètres numériques)	303.00
80TK	736736	Module pour thermocouple (type K)	153.00
Sacoques et étuis			
C10	897744	Etui pour multimètres	29.00
C100	827055	Mallette pour multimètres et accessoires	77.00
C101	2437514	Mallette	71.00
C115	2826063	Sacoche	68.00
C116	2826074	Sacoche	81.00
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	112.00
C125	646858	Sacoche	52.00
C12A	930529	Sacoche pour multimètres	36.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	33.00
C1600	2091049	Malette pour multimètre et accessoires	43.00
C1620	4359042	Mallette de transport	210.00
C190	677401	Mallette (série 190)	263.00
C195	677408	Sacoche	244.00
C20	708396	Mallette pour multimètres	72.00
C23	1663209	Sacoche	29.00
C25	681114	Sacoche pour multimètres	61.00
C280	3182785	Sacoche	71.00
C33	1664120	Sacoche	33.00
C345	3311173	Sacoche de transport	86.00
C35	2826056	Sacoche	49.00
C43	1663230	Sacoche	91.00
C50	762823	Sacoche	43.00
C510	1547885	Sacoche en cuir pour multimètres	85.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
C520A	1629104	Sacoche en cuir pour testeurs	65.00
C550	1547919	Sacoche à outils	143.00
C75	865535	Sacoche pour accessoires	20.00
C781	619988	Sacoche pour multimètres	105.00
C789	946694	Sacoche	201.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase for 75X	91.00
C800	896220	Mallette pour multimètre et accessoires	78.00
C90	466029	Sacoche pour multimètres	43.00
CXT170	3352567	Sacoche résistante	185.00
CXT280	3352571	Sacoche résistante	185.00
CXT80	3352559	Sacoche résistante	185.00
CXT1000	4628917	Valise de transport durcie modulable	185.00
FLUKEPACK30	4983088	Sac à dos professionnel pour outils	169.00
H3	1608458	Etui (Série 330)	47.00
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	36.00
H6	2152040	Etui (Fluke 63, 66, 68 & 561)	34.00
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	36.00
H15	4111533	Etui pour série T100	32.00
H80M	2138458	Etui + Sangle de suspension avec aimant	45.00
Accessoires pour applications automobiles			
BP880	2150594	Double fiche banane BNC / femelle	16.00
BP881	2151015	Double fiche banane BNC / mâle	20.00
PV350	919811	Module de pression	309.00
RPM80	880849	Sonde inductive	105.00
SCC128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	742.00
SCC198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	933.00
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	258.00
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	72.00
TL28A	1273185	Jeu de cordons de mesure	63.00
TL82	2150636	Jeu d'adaptateurs <<mâle - femelle >> pour applications automobiles	125.00
TP40	1567573	Pointes de touche arrière pour applications automobiles (cinq) (4 mm)	44.00
TP81	2149098	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	61.00
TP82	2149080	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	58.00
TP88	2149102	Jeu de pointes de touche arrière rigides	15.00
Autres accessoires			
80K-40	382846	Sonde haute tension	309.00
80K-6	532424	Sonde haute tension	172.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	108.00
FOM	200428	Instrument à fibre optique	610.00
FOS-850	200433	Source lumineuse à fibre optique	368.00
FOS-850/1300	200441	Source lumineuse à fibre optique	901.00
L200	2096346	Éclairage de sonde	26.00
L205	2098588	Minlampe pour casque	34.00
L206	2098595	Lampe Deluxe pour casque	43.00
L210	2096379	Éclairage + rallonge de sonde	42.00
L215	2096368	Kit SureGrip avec éclairage et rallonge de sonde	97.00
LVD1	4571403	Lampe / Détecteur de tension	37.00
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	41.00
MC50	2092300	Lingettes MeterCleaner (paquet de 50)	97.00
MC6	2092212	Lingettes MeterCleaner (paquet de 6)	14.00
PV350	919811	Module de pression	309.00
SV225	3100477	Adaptateur pour la suppression des tensions parasites	74.00
TPAK	1281997	Kit ToolPak pour accrocher le multimètres	43.00
FL-45 EX	4972422	Lampe torche à sécurité intrinsèque 45 lumens	45.00
FL-120 EX	4972431	Lampe torche à sécurité intrinsèque 120 lumens	69.00
FL-150 EX	4972446	Lampe torche à sécurité intrinsèque 150 lumens	89.00
HL-200 EX	4972410	Lampe frontale à sécurité intrinsèque 200 lumens	89.00
Fuses			
943121	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	4.80
803293	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	8.80
740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.70
Logiciel			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + Câble (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	142.00
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	477.00

Modèle	Art. nr	Description	EUR
SCC120F	646692	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	477.00
SCC190	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	668.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00

Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA) et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis par Fluke France. Fluke France ne s'engage vis à vis de ses clients que par une proposition de prix ou une confirmation écrite.

16 Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA).

Fluke France S.A.S.

Parc des Nations
 Allée du Ponant Bat T3
 95956 ROISSY CDG CEDEX
 Téléphone: 01 48 17 37 37
 Télécopie: 01 48 17 37 30
 E-mail: info@fr.fluke.nl
 Web: www.fluke.fr

10001 - Fluke Test Tools Price List End
 Customer - French
 Rev. 36