

Preisliste Fluke Testgeräte

Stand: 01-03-2023

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - Serie 3000			
FLK-3000FC	4401595	FC Wireless Digitalmultimeter	423
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Wireless Digitalmultimeter mit Spannungstester und Messleitungssatz	605
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Messleitungssatz	546
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC mit Aufhängerriemen TPAK	470
FLK-A3000FC	4401588	FC Wireless Wechselstromzangenmodul	272
FLK-A3000FC KIT	4465618	FC Wireless Wechselstromzangen-Kit mit A3000	605
FLK-A3001FC	4459439	FC Wireless iFlex Wechselstrom-Messmodul	318
FLK-A3001FC KIT	4465665	FC Wireless Flex-Wechselstromzangen-Kit mit A3001	651
FLK-A3002FC	4459442	FC Wireless Gleich-/Wechselstrom-Messmodul	182
FLK-A3003FC	4629295	2000A DC Stromzange	773
FLK-A3004FC	4629301	4-20mA DC Stromzange	909
FLK-T3000FC	4401563	FC Wireless Temperaturmodul Typ-K	272
FLK-T3000FC KIT	4465652	FC Wireless Temperaturkit mit T3000	605
FLK-V3000FC	4401556	FC Wireless Wechselspannungs-Messmodul	287
FLK-V3000FC KIT	4465641	FC Wireless Wechselspannungs-Kit mit V3000	605
FLK-V3001FC	4459421	FC Wireless Gleichspannungs-Messmodul	287
FLK-V3001FC KIT	4467777	FC Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001	605
Fluke Connect - 3500 Sensor Series			
FLK-3540 KIT UK/EU	5081559		3601
Fluke Connect - Zubehör			
FLUKE-IR3000FC	4460436	IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	202
Digital-Multimeter			
Multimeter Serie 110			
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	58
FLUKE-113 EUR	3088053	Echtheffektiv-Multimeter	174
FLUKE-114 EUR	2583552	Echtheffektiv-Multimeter	236
FLUKE-115 EUR	2583583	Echtheffektiv-Multimeter	279
FLUKE-116 EUR	2583601	Echtheffektiv-Multimeter	335
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	476
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	431
FLUKE-117 EUR	2583647	Echtheffektiv-Multimeter	349
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	453
FLUKE-117/PRV240	4636971	Prüfeinheit, Fluke 117 DMM Kit	454
Multimeter Serie 170			
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	56
FLUKE-175 EGFID	1592901	Echtheffektiv-Multimeter	343
FLUKE-177 EGFID	1592874	Echtheffektiv-Multimeter	415
FLUKE-179 EGFID	1592842	Echtheffektiv-Multimeter	490
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Elektronik Combo Kit	560
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179 Industriemultimeter Service-Kit	606
Multimeter Serie 200			
BC500TDMM	4820410	Ladegerät	178
C280	3182785	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	96
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	1159

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	1237
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul	493
FLUKE-279FC I/B	4989200	Fluke 279 FC/iFlex Echteffektiv-Wärmebild-Multimeter mit iFlex und Zusatzakku	1441
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Thermisches Multimeter TRMS / Wireless mit iFlex	1310
FLUKE-287/EUR	3947781	Echtheffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)	897
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Combo Kit mit Fluke 287 und FlukeView® Forms	1052
FLUKE-289/EUR	3947801	Echtheffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)	976
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Combo Kit mit Fluke 289 und FlukeView® Forms	1086
FLUKE-289/IMSK	3449156	Industriemultimeter-Servicekit	961
Multimeter Serie 20			
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	83
FLUKE-27II/EUR	3947770	IMultimeter für Industrieanwendungen (IP67)	770
FLUKE-28II/EUR	3947820	Multimeter für Industrieanwendungen (IP67)	770
FLUKE-28IIEX	4017165	Eigensicheres Echt-Effektivwert Digitalmultimeter	1847
Multimeter Serie 70			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Digitalmultimeter	605
Multimeter Serie 80			
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	83
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Paket mit Digitalmultimeter Fluke 87V MAX und Messleitungen PVLEAD1 mit MC4-Steckern	782
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Industrielles Digitalmultimeter	642
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Industrieelektriker Combo Kit	807
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Industrielles Echtheffektiv-Digitalmultimeter	671
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V Industriemultimeter Service-Kit	779
FLUKE-87V-MAX	5140033	Echtheffektiv-Digitalmultimeter	739
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Combokit Fluke 87V MAX E2 für Industrieelektriker	872
Strommesszangen			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Paket mit Strommesszange Fluke 393 FC und Messleitungen mit MC4-Steckern	801
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Paket mit Strommesszange Fluke 393 FC, Einstrahlungsmessgerät IRR1 und Messleitungen mit MC4-Steckern	1136
FLUKE-323	4152628	Echtheffektiv-Strommesszange	183
FLUKE-324	4152637	Echtheffektiv-Strommesszange	237
FLUKE-325	4152643	Echtheffektiv-Strommesszange	320
FLUKE-353	2840252	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange	915
FLUKE-355	2840265	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange	1110
FLUKE-365/E	3790607	Echtheffektiv-Strommesszange für AC und DC mit abnehmbaren Zangenkopf	381
FLUKE-368 FC	4709907	FLUKE Connect Leckstromzange, 40mm Zangenöffnung	977
FLUKE-369 FC	4709934	FLUKE Connect Leckstromzange, 61mm Zangenöffnung	1016
FLUKE-373/E	3790564	Echtheffektiv-Wechselstrommesszange	381
FLUKE-374 FC	4696001	600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange	544
FLUKE-375 FC	4695932	600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange	639
FLUKE-376 FC	4695861	1000A AC/DC TRMS Wireless Stromzange mit iFlex	703
FLUKE-377 FC/E	5111858	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 377 FC mit kontaktloser Messung und iFlex	688

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-377/E	5225745	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 377 mit kontaktloser Messung und iFlex	740
FLUKE-378 FC/E	5225723	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 FC mit kontaktloser Messung und iFlex	794
FLUKE-378/E	5225761	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 mit kontaktloser Messung und iFlex	855
FLUKE-381	3610452	Echtheffektiv-Strommesszange für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeige-Modul und iFlex™	853
FLUKE-393/E	5274939	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 mit iFlex nach Sicherheitspezifikation CAT III 1.500 V	797
FLUKE-393FC/E	5274900	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex nach Sicherheitspezifikation CAT III 1.500 V	797
FLUKE-902 FC	4695814	Wireless-Echtheffektiv-Strommesszange für HLK-Anwendungen	426
FLUKE-I2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	197
FLUKE-I2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	197
H3	1608458	Holster (Serie 330)	61
PVLEAD1	5301188	MC4 auf 4 mm Messleitungssatz, schwarz/rot	53,56
PVLEAD3	5301195	MC4 Solarstromzangen-Set	86,77
Tischmultimeter			
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Upgrade	201
KFZ-Messgeräte			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	KFZ-Multimeter Combo Kit	958
Werkzeuge			
IB117KEUR	5195045	Elektriker-Multimeter Fluke 117 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	489
IB117L	5133953	Elektriker-Multimeter Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	367
IB117M	5133966	Elektriker-Multimeter Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	390
IB179K-EGFID	5133994	Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	612
IB179L-EGFID	5133975	Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	489
IB179M-EGFID	5133982	Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	513
IB376KEUR	5195061	Strommesszange Fluke 376 FC + Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	819
IB376L	5134134	Strommesszange Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	710
IB376M	5134141	Strommesszange Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	734
IB875KEUR	5195050	Industriemultimeter Fluke 87V + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	795
IB875L	5134096	Industriemultimeter Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	672
IB875M	5134107	Industriemultimeter Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	696
IBT6KEUR	5195077	Elektrotester T6-1000 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	489

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
IKPK7	5067392	Professioneller Werkzeugrucksack Fluke Pack30 + Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wick	471
IKPL3	5067377	Kit mit 3 isolierten Zangen, 1.000 V und Wickeltasche	195
IKSC7	5067345	Kit mit 7 isolierten Schraubendrehern, 1.000 V (3 Schlitz-, 2 Kreuzschlitz-, 2 Vierkantschraubendreher)	155
IKST7	5067389	Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen – 5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen, 1.000 V und Wickeltasche	315
INCP8	5067267	Isolierte Elektriker-Kombizange, 200 mm, 1.000 V	65
INDC8	5067244	Isolierter Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung, 200 mm, 1.000 V	78
INLP8	5067232	Isolierte Spitzzange mit Seitenschneider, 200 mm, 1.000 V	72
INPP10	5067259	Isolierte Rohrzange, schnell verstellbar, 250 mm, 1.000 V	92
IPHS1	5067306	Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen.	24
IPHS2	5067314	Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen.	30
ISLS3	5067271	Isolierter Schlitzschraubendreher, 2,5 mm x 75 mm, 1.000 V	21
ISLS5	5067280	Isolierter Schlitzschraubendreher, 4 mm x 100 mm, 1.000 V	21
ISLS8	5067298	125-mm-Schraubendreher mit 6-mm-Klinge. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen.	30
ISQS1	5067323	Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 1, 100 mm, 1.000 V	29
ISQS2	5067338	Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 2, 125 mm, 1.000 V	29
RUP8	5081598	Werkzeugwickeltasche	26
Messgeräte mit Basisfunktionen			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Fluke 1Ac li Voltalert 5-Pack	157
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	VoltAlert 5er-Paket	157
FLK2AC/200-1000V5	3806487	Volt Alert, 200-1000V, 5-pack	145
FLK2AC/200-1000VC	3611972	ACV Detector 200-1000V	41
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	ACV Detector 200-1000V	41
FLUKE-1000FLT	4472387	Leuchtstoffröhrentester	321
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	Kontaktloser Spannungsteste	41
FLUKE-2042	2435038	Leitungssucher (Empfänger + Geber)	1098
FLUKE-2042T	2435045	Leitungssucher (Geber)	571
FLUKE-9040EUR	4014969	Drehrichtungstester für Drehstromnetze	292
FLUKE-9062	2435077	Motordrehrichtungstester	268
FLUKE-T110/VDE	4093088	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	110
FLUKE-T130/VDE	4093095	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	166
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke T150 und PRV240 Proving Unit Kit	379
FLUKE-T150/VDE	4093109	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, WIDERSTANDSMESSUNG, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	191
FLUKE-T90	4016945	Spannungs- und Durchgangsprüfer	78
GFF001131000	4083642	GS38 Prüfspitzen-Aufsatz (Set)	2
H5	649365	Holster für die T-Serie (Fluke T5)	50
H-T6	4910585	Gürtelhalter für T6	50
LVD1A	4571403	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	49

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
LVD2	2740300	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	56
PRV240	4566209	Prüfeinheit	226
PRV240FS	4910310	Proving Unit für T6 (berührungslose Spannungserkennung)	216
T5-1000 EUR1	659570	Autom. Spannungs- und Durchgangstester	249
T5-600 EUR1	659612	Autom. Spannungs- und Durchgangstester	223
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Elektrotester, IR Thermometer und Voltage Detector Kit	362
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	T5-1000 Elektrotester mit Holster H5 und 1AC Spannungstester	278
T6-1000/EU	4910257	Elektro-Tester mit FieldSense™, rund	368
T6-1000PRO/EU	5134758	Elektrischer Tester Fluke T6-1000 PRO	378
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	20 % Rabatt auf den Fluke T6-600 mit Infrarot-Thermometer 62MAX+, 1AC Spannungstester und Tragetasche C60	419
T6-600/EU	4910322	Elektro-Tester mit FieldSense™, rund	288
TL1500DC	5313782	Isolierte Messleitungen Fluke TL1500DC	40
Laser Nivelliergeräte			
3 Punkt Laser			
PLS 3G KIT	5009378	3-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, grün	342
PLS 3G Z	5009369	3-Punkt-Lasernivelliergerät, grün	286
PLS 3R KIT	5009357	3-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, rot	289
PLS 3R Z	5009340	3-Punkt-Lasernivelliergerät, rot	230
5 Punkt Laser			
PLS 5G KIT	5009414	5-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, grün	459
PLS 5G Z	5009406	5-Punkt-Lasernivelliergerät, grün	405
PLS 5R KIT	5009391	5-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, rot	397
PLS 5R Z	5009384	5-Punkt-Lasernivelliergerät, rot	355
Kreuzlinien - und Punkt laser			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, Kit, grün	667
PLS 6G RBP SYS	5116079	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, System, grün	800
PLS 6G Z	5009461	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, grün	546
PLS 6R RBP KIT	5195802	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, Kit, rot	533
PLS 6R RBP SYS	5195833	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, System, rot	667
PLS 6R Z	5009423	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, rot	420
Kreuzlinienlaser			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, grün	465
PLS 180G RBP SYS	5116093	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, System, grün	533
PLS 180G Z	5017287	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, grün	402
PLS 180R RBP KIT	5195840	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, rot	373
PLS 180R RBP SYS	5195857	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, System, rot	465
PLS 180R Z	5017279	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, rot	313
3x360 Laser			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot	353
PLS 3X360R KIT	5114127	Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot	565
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, grün	439
PLS 3X360G KIT	5114153	Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, grün	620
PLS HGI3X360R	5204916	PLS-Gehäuseglaseinsatz für PLS 3X360R	31
PLS HGI3X360G	5214800	PLS-Gehäuseglaseinsatz für PLS 3X360G	31
PLS 3X360 MLB	5214817	Magnetische L-Halterung mit Mikro- und Höheneinstellung	59
PLS 3X360 CB	5214821	Deckenhalterung für PLS 3X360 MLB	32

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
PLS 3X360 HC	5221067	PLS 3X360 Hartschalen-Tragekoffer	24
Rotationslaser			
Horizontal-Rotationslaser			
PLS H2 KIT	5022496	PLS H2 Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte	1469
PLS H2 Z	5022470	PLS H2 Rotationslaser, rot	807
Manual Slope Rotationslaser			
PLS HV2G KIT	5022520	PLS HV2G Rotationslaser-Kit, grün	1960
PLS HV2G Z	5022535	PLS HV2G Rotationslaser, grün	1216
PLS HV2R KIT	5022558	PLS HV2R Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte	1806
PLS HV2R Z	5022501	PLS HV2R Rotationslaser, rot	1049
Zubehör für Laser			
PLS BC20	5022618	Ladekabel für PLS RBP10	47
PLS BP5	5031952	Alkali-Batteriesatz BP5	56
PLS C18	4985124	Werkzeugkasten für Lasernivelliergerät	109
PLS FS	5031929	Ständer für PLS 3, 5, 6	20
PLS GR16	5022652	Messlatte mit US-/metrischer Skalierung	65
PLS GRT4	5022634	Grünes magnetisches reflektierendes Ziel	17
PLS MLB	5031934	Magnetische L-Halterung für PLS 3, 5, 6, 180	58
PLS RBC5	5031965	Ladekabel mit Netzadaptern für den Li-Ionen-Akku RBP5	17
PLS RBP10	5022607	Akku für H2 und HV2	96
PLS RBP5	5023322	Lithium-Ionen-Akku für PLS Laser-Nivelliergeräte mit Ladegerät und Netzadaptern	85
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Li-Ionen-Einzelakku RBP5 für Linien- und Punkt lasergeräte von PLS	72
PLS RC2	5022564	Rotationslaser-Fernbedienung	80
PLS RRT4	5022629	Rotes magnetisches reflektierendes Ziel	17
PLS WCB10	5022641	Wand-/Deckenmontage f. Rotationsniv.	122
PLS XLD	5037696	Rotationslaserdetektor mit Klemme	270
PLS XLD CLAMP	5037709	Rotationsdetektorklemme	47
PLS-HGI180G	5067797	Ersatz-Glaseinsatz PLS 180G	32
PLS-HGI180R	5042463	Ersatz-Glaseinsatz PLS 180R	32
PLS-HGI3G	5067760	Ersatz-Glaseinsatz PLS 3G	32
PLS-HGI3R	5042439	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 3R	32
PLS-HGI5G	5067772	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 5G	32
PLS-HGI5R	5042442	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 5R	32
PLS-HGI6G	5067785	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 6G	32
PLS-HGI6R	5042456	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 6R	32
Laser-Entfernungsmessgeräte			
FLUKE-417D	5099292	Laser-Entfernungsmesser	134
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Kit, Fluke417D/62Max+, Laser-Entfernungsmesser 417D und IR-Thermometer 62Max+	235
FLUKE-424D	4106866	Laser-Entfernungsmesser	526
Batterietester			
Batterietester			
FLUKE-BT510	4489970	Batterietester	3982
FLUKE-BT520	4489981	Batterietester	5060
FLUKE-BT520ANG	5104752	Batterieanalysator, mit abgewinkelten Messspitzen	6153
FLUKE-BT521	4489996	Batterietester mit erweiterten Funktionen	5545

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-BT521ANG	5104765	Batterieanalysator mit erweitertem Funktionsumfang und abgewinkelten Messspitzen	6707
Batterietester Zubehör			
BC500	4542299	Ladenetzteil	181
BP500	4542300	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000 mAh	150
BT500-PROBE-TIP	4561297	Probe-Tip: 10x Austausch-Messspitzen, 2x langer Messspitzenschutz, 2x kurzer Messspitzenschutz	181
BTL10	4542264	Standard-Tastköpfe für Batterietester	483
BTL20	4542273	Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen (ohne Temperatursensor)	743
BTL20ANG	4969588	Interaktive Messsonde für Batterieanalysator mit abgewinkelter Spitze	984
BTL21	4542286	Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen und Temperatursensor	927
BTL-A	4542258	Stromzangenadapter für i410	59
I410	617727	Gleich-/Wechselstromzange (400 A)	381
Isolationstester			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an elektrischen Anlagen Isolations Multi Kit mit 62MAX+ I400	1284
FLUKE-1503	2427883	Isolationsmessgerät	562
FLUKE-1507	2427890	Isolationsmessgerät	699
FLUKE-1550C	3665021	Insulation Resistance Tester (5kV)	5762
FLUKE-1550C FC	4977402	Isolationsmessgerät (5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	5762
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Isolationsmessgerät Kit(5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	6352
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Insulation Resistance Tester Kit (5kV)	6352
FLUKE-1555	3665056	Insulation Resistance Tester (10kV)	6352
FLUKE-1555 FC	4977519	Isolationsmessgerät (10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	6352
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Isolationsmessgerät Kit(10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	6938
FLUKE-1555/KIT	3665111	Insulation Resistance Tester Kit (10kV)	6938
FLUKE-1577	2157280	Isolationsmultimeter	886
FLUKE-1587 FC	4691215	2-IN-1 Isolations-Multimeter	1069
FLUKE-1587 T	2517605	Isolationsmultimeter (Telecom)	992
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	2-IN-1 Isolations-Multimeter mit Stromzange i400	1140
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an Motoren und Antrieben mit 9040, I400	1424
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke IR3000FC 1550	315
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	374
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	72
Installationstester			
1662 DE FTT KIT	5317691	FLUKE 1662 DE KIT, INSTALLATIONSTESTER DE + TRUTEST ADV	1539
1662 SCH FTT KIT	5317706	FLUKE 1662 SCH KIT, INSTALLATIONSTESTER + TRUTEST ADV	1539
1663 DE FTT KIT	5317738	FLUKE 1662 CH KIT, INSTALLATIONSTESTER + TRUTEST ADV	1988
1663 SCH FTT KIT	5317745	FLUKE 1663 SCH KIT, INSTALLATIONSTESTER + TRUTEST ADV	1988
1664FC DE FTT KIT	5312143	1664FC DE INSTALLATIONSTESTER DE + TRUTEST ADV.	2151
1664FC MSTR FTT KIT	5317777	FLK-1664FC MSTR KT, MEISTER KIT, 1664FC DE, 6500-2, T150/VDE, 117, 373 + TRUTEST ADV.	4972

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH INSTALLATIONSTESTER SCHUKO + TRUTEST ADV.	2361
ES165X	2104706	Satz Erdungsmessspieße (Serie 1650)	227
FLK-1662 DE	4546926	Installationstester mit Speicher	1255
FLK-1662 SCH	4546944	Installationstester mit Speicher Schuko	1255
FLK-1663 DE	4546998	Installationstester mit RCD Typ B (DE)	1713
FLK-1663 SCH	4546980	Installationstester mit RCD Typ B Test, Schuko	1713
FLK-1664FC DE	4547068	Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fluke Connect	2133
FLK-1664FC SCH	4547054	Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fluke Connect Schuko	2133
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166x, Schuko-Messleitung (EU)	79
FLK-FEV300/KIT DE	5363645	TESTADAPTER FÜR EV-AUFLADUNG MIT TYP 2 STECKER & 1664FC DE	2800
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Lite – 10 Arbeitsplätze	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Advanced – 10 Arbeitsplätze	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Advanced – 5 Arbeitsplätze	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Software Fluke TruTest – CD (ohne Lizenzcode)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Lite – 5 Arbeitsplätze	1233
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	374
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	72
TL165X	2107756	Standard-Messleitungen (Serie 1650)	171
TP165X	2107742	Tastkopf und Messleitungen für Fernbedienung (Serie 1650)	123
ZERO ADAPTER	3261925	Adapter für Messleitungskompensation	56
Prüfgeräte für die E-Mobilität			
FLK-FEV300/TY2	5347987	TESTADAPTER FÜR EV-AUFLADUNG MIT TYP 2 STECKER, INTL	959
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	TESTADAPTER FÜR EV-AUFLADUNG MIT TYP 1 & 2 STECKER, INTL	1099
FLK-FEV300/BASIC	5348008	TESTADAPTER FÜR DAS LADEN VON ELEKTROFAHRZEUGEN, INTERNATIONAL	600
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	TYP-2-STECKVERBINDER FÜR TESTADAPTER FÜR DAS LADEN VON ELEKTROFAHRZEUGEN, INTERNATIONAL	370
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	TYP 1 STECKER FÜR TESTADAPTER FÜR EV-AUFLADUNG INTL	380
Photovoltaik-Messgeräte			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Multifunktionales PV-Analysator Fluke SMFT-1000/KIT	5499
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Multifunktionales PV-Analysator Fluke SMFT-1000/PRO	5999
FLK-IRR1-SOL	5218288	Einstrahlungsmessgerät	408
Gerätetester			
6500-2 DE FTT KIT 2	5279052	6500-2 DE KIT 2, TRAGBARER GERÄTETESTER, KIT, DE inkl. TRUTEST ADV	2683
APP1000	1992611	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 0-1000	183
APP2000	1992627	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 1001-2000	183
APP3000	1992630	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 2001-3000	183
APP4000	1992648	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 3001-4000	183
APP5000	1992653	APP5000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	183
APP6000	1992666	APP6000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	183
APP7000	1992675	APP7000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	183
APP8000	1992682	APP8000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	183
APP9000	1992694	APP9000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	183
AUTO 200B-02	2141239	Auto Code Aufkleber	63

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
BDST3	2796907	Kabelmarkierschild mit Kabeldinder	56
BDST4	2796918	Kabelmarkierschild zum Aufstecken	56
EXTL100-02	2389684	Prüfadapter für Schukoleitungen	25
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Lite – 10 Arbeitsplätze	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Advanced – 10 Arbeitsplätze	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Advanced – 5 Arbeitsplätze	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Software Fluke TruTest – CD (ohne Lizenzcode)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Fluke TruTest-Software Lizenzcode – Lite – 5 Arbeitsplätze	1233
FLUKE-6200-2 DE	4325034	Gerätetester	1267
FLUKE-6500-2 DE	4325041	Gerätetester	2072
PASS 56OR-02	2141145	Geräteaufkleber für Gutbewertung	112
SP6000 PRINTER	4325128	Printer for Portable Appliance Testers	846
SPSCAN6000	4325143	Scanner for Portable Appliance Testers	534
Erdungsmessgeräte			
C1620	4359042	Tragetasche	285
CABLE REEL 25M BL	4343731	Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Blau	93
CABLE REEL 25M GR	4343746	Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Green	93
CABLE REEL 50M RD	4343754	Masse-/Erdungskabelrolle 50 m, mit Kabel, Red	104
EARTH STAKE	4325492	Masse-/Erdungsspieß	93
EI-1623	2577115	Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1623	991
EI-1625	2577126	Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1625	1185
EI-162BN	2577159	EI-162BN Zangenstromwandler mit 320 mm Durchmesser	2970
ES-162P3-2	4359377	Erdungsspießset für 3-polige Messungen	356
ES-162P4-2	4359389	Erdspießset für 4-polige Messungen	518
FLUKE-1623-2	4325155	GEO Erdungsmesser	2005
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	GEO Erdungsmesser-Kit	3416
FLUKE-1625-2	4325162	GEO Erdungsmesser	3341
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	GEO Erdungsmesser-Kit	4903
FLUKE-1630-2	4829515	Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange (ohne Fluke Connect)	2037
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange	2037
GEOX PROBE CABLE	2539195	GEOX PROBE Cable geschirmt für abtastende Stromzange EI162X	178
Messgeräte für die Luftqualität in Innenräumen			
FLUKE-922	2679822	Luftströmungsmessgerät	964
FLUKE-922/KIT	2679831	Luftströmungsmessgerät Kit	1123
FLUKE-971	2418208	Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät	385
FLUKE-985	4131397	Partikelzähler	6328
FLUKE-CO-205	664714	Gasansauger	270
FLUKE-CO-220	664711	Kohlenmonoxid-Meter	801
PT12	2740212	Staudrucksonde ca. 30 cm (12 Zoll)	176
RLD2	3387163	Lecksuchgerät Taschenlampe	79
Digitalthermometer			
8OPR-60	2148313	RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)	110
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Infrarot-Thermometer + Strommesszange + Spannungstester Kit	347
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	431
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Thermometer	452

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Thermometer	572
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Thermometer, 50Hz	650
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Thermometer, 60Hz	650
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Thermometer, 50Hz	798
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Thermometer, 60Hz	798
FLUKE-561	2558118	Vielseitiges Thermometer	210
FLUKE-566	2837799	Vielseitiges Thermometer	586
FLUKE-568	2837806	Vielseitiges Thermometer	732
FLUKE-568EX	4321662	Eigensicheres Infrarot-Thermometer	1811
FLUKE-572-2	4328074	Infrarot-Thermometer	866
FLUKE-62 MAX	4130474	Infrarot-Thermometer	128
FLUKE-62 MAX +	4130488	Infrarot-Thermometer	148
FLUKE-64 MAX	4856105	Multifunktions-Infrarotthermometer 20:1	189
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Elektrotester, IR Thermometer und Voltage Detector Kit	362
Industrie-Kameras			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	518
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	3.8 mm Scope, 1 m Sonde, Kamerasicht nach vorn	899
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5.5MM,0.7M SCOPE, ZUBEHÖR FÜR VIDEOSKOP-SONDE - 0,7 M VIDEO-SKOP MIT SCHWENKBARER SONDE	1699
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	5.5 mm Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera	649
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	8.5 mm Scope, 1.2 m Sonde, Dual-Kamera	510
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	8.5 mm Scope, 3 m Sonde, Dual-Kamera	761
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	9 mm Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kamerasicht nach vorn	2534
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Optionaler Schulterriemen für die Fluke-Videoskope DS701 und DS703 FC	64
FLK-DS703 FC	4962665	Hochauflösendes Diagnose-Videoskop DS703 FC mit Fluke Connect™	2999
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Industrie-Schallkamera	20417
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	91
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	38
FLK-II910	5233904	Präzisions-Schallkamera ii910	23905
Wärmebildkameras			
Portable Wärmebildkameras			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Wärmebildkamera im Taschenformat Fluke PTi120, 120x90; 9HZ; 400C	888
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Wärmebildkamera Fluke TiS20+, 120x90; 9HZ	1501
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Wärmebildkamera Fluke TiS20+ MAX, 120x90; 9HZ	1732
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 27Hz	2861
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 9Hz	2861
Hochauflösende Wärmebildkameras			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60 Hz Wärmebildkamera	12859
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Wärmebildkamera	12859
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 30 Hz	3812
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 9 Hz	3812
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 27Hz	4769
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 9Hz	4769
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Wärmebildkamera; 640x480; 9 HZ, SR	16175

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
Hochauflösende stationäre Wärmebildkameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Intelligentes Infrarot-Weitwinkelobjektiv	1384
FLK-2X- LENS	4961163	Intelligentes Infrarot-2-fach-Teleobjektiv	2768
FLK-4X-LENS	4961188	Intelligentes Infrarot-4-fach-Teleobjektiv	6200
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Stationäre Wärmebildkamera Fluke RSE300	13529
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Stationäre Wärmebildkamera Fluke RSE300	13529
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Stationäre Wärmebildkamera Fluke RSE600	19225
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Stationäre Wärmebildkamera Fluke RSE600	19225
FLK-RSE-MB	4961344	Montagehalterung für Fluke Wärmebildkamera	169
FLK-RSE-ST	4973844	Montageständer für Wärmebildkameras	183
Zubehör für Wärmebildkameras			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	25 µm-Infrarot-Makroobjektiv für TiX560-TiX5	5751
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	4-fach-Infrarot-Teleobjektiv für TiX560-TiX5-Ti400-Ti300-Ti0	7954
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarot-Teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	1752
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarot-Weitwinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	1752
FLK-MACRO-LENS	4961195	Infrarot-Makroobjektiv	4155
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth headset	105
FLK-TI-SBC3B	4354922	Ladestation (Ti200/Ti300/Ti400)	261
FLK-TI-SBP3	3440365	Ersatzakku (Ti32/TiR32)	202
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Mounting Base	130
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Stativbefestigung	130
FLK-TI-VISOR2	3996500	Sun Visor	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Blendschutz für Wärmebildkamera	105
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	zusätzliche Smart Batterie	169
TI20-RBP	2577796	Akkupack (Ti20)	235
TI-CAR CHARGER	3039779	Auto-Ladegerät (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	169
Infrarot-Fenster			
FLK-050-CLKT	3460346	C-Bereich IR-Fenster, 50 mm, Kwik Twist	229
FLK-075-CLKT	3460387	C-Bereich IR-Fenster, 75 mm, Kwik Twist	313
FLK-100-CLKT	3460439	C-Bereich IR-Fenster, 100 mm, Kwik Twist	420
FLUKE-CV200	4326955	IR-Fenster 50 mm (2 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	297
FLUKE-CV300	4326962	IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	406
FLUKE-CV301	4338164	IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel	435
FLUKE-CV400	4326996	IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	569
FLUKE-CV401	4338173	IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel	569
ScopeMeter			
Industrielle ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industrie ScopeMeter 20MHZ, EU	2120
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industrie ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	2685
FLUKE-124B/EU	4755731	Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU	2544
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3110
FLUKE-125B/EU	4755818	Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU	3038
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3606
FLUKE-125B/INT	4755876	125B/INT Industrie ScopeMeter® Serie 120B, 2CH, 40MHZ, 40MS	3038
ScopeMeter Serie 190			
FLUKE-190-062-III	5282331	Messgerät ScopeMeter 190-062-III	3607
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S mit Kit	4113

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-190-102-III	5282368	Messgerät ScopeMeter 190-102-III	4436
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S mit Kit	4946
FLUKE-190-104-III	5282393	Messgerät ScopeMeter 190-104-III	4994
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S mit Kit	5503
FLUKE-190-202-III	5282439	Messgerät ScopeMeter 190-202-III	5007
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S mit Kit	5518
FLUKE-190-204-III	5282463	Messgerät ScopeMeter 190-204-III	5714
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S mit Kit	6223
FLUKE-190-502-III	5282495	Messgerät ScopeMeter 190-502-III	6167
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S mit Kit	6678
FLUKE-190-504-III	5282513	Messgerät ScopeMeter 190-504-III	6393
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S mit Kit	6903
Motorantrieb-Analysatoren			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Motorantriebs-Analysator MDA-550	8169
SB-500	5011046	SB-500 Ersatzbürsten für SVS-500 und MDA-500	356
SVS-500	5011031	SVS-500 Satz mit 3 Bürsten, Tastkopfhalter, zweiteiliger Verlängerungsstange und Magnetsockel	473
Zubehör für ScopeMeter			
AC120	646163	Industrielle Krokodilklemmen	65
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	153
BB120	646171	Adapter 4 mm/BNC (2 Stück)	71
BC190/830	4821057	BC190/830 Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 190II, Eingang 1	257
BHT190	3379374	Adaptersatz für industrielle Busverbindungen	500
BP120MH	2544081	NiMH-Akkupack (120 Series/43B)	139
BP190	677390	NiMH-Akkupack (Serie 190)	281
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	332
BP291	3894688	Battery Pack, Fluke 190 Series	466
C120B	4744391	Gepolsterte Tragetasche für 120B-Serie	192
C125	646858	Gepolsterte Tragetasche	71
C190	677401	Hartschalenkoffer (Serie 190)	358
C195	677408	Gepolsterte Tragetasche	330
C290	3894803	Hartschalenkoffer	299
CS20MA	677393	Stromshunt 4 - 20 mA	137
CXT293	5292356	ROBUSTER HARTSCHALENKOFFER, 190 SERIE III	267
EBC290	3894906	External Battery Charger	148
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	SOFTWARE, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC SOFTWARE PAKET	315
HC120	646668	Hakenklemmen	81
HC200	2086410	Hakenklemmen	57
HH290	3894844	Aufhängehaken, ScopeMeter Series 190 II	106
MA190	1567481	Zubehörsatz f. ScopeMeter Medical Version (Serie 190)	632
OC4USB	2166266	Optisches Schnittstellenkabel (USB)	226
PM8907/830	4328690	Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (Serie 120)	257
PM9080/101	1641983	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)	377
PM9081/001	916093	Adapter Doppelbananenstecker auf BNC-Buchse	72
PM9082/001	916163	Adapter Doppelbananenbuchse auf BNC-Stecker	72
PM9091/001	935598	Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m)	169
PM9092/001	935601	Koaxiale BNC-Kabel (0,5 m)	148

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
PM9093/001	935593	Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse	99
RS120-III	4023947	Probe Accessory Replacement Set	153
RS400	3894867	Probe Replacement Set, for VPS400 Probes	122
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	220
SCC 198	2100208	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)	1267
SCC120B	4744423	Software & Tasche für 120B-Serie	706
SCC190EFG	671826	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190	908
SCC290	3894826	Software und Tragetasche Kit	553
SCC293	5292363	KIT FUER 190 Serie III, SOFTWARE, KOFFER CXT293 UND WLAN-AN-SCHLUSS	553
SP120B	4744414	Schirmschutz für 120B-Serie	63
STL120-III	4023901	abgeschirmte Messleitungen	269
STL120-IV	4744340	Satz abgeschirmte Messleitungen 600 V CAT IV	225
STL90	201233	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190)	352
SW90W	3894923	FlukeView Software	503
TAS90	614187	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)	99
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	264
UA120	4744384	USB Connector adapter	63
VPS101	3086317	1:1-Spannungstastkopf-Satz, schwarz, 30 MHz, 1,2 m	306
VPS210-G	3086247	10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS210-R	3086235	10:1-Spannungstastkopf-Satz, 1 rot, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS212-G	3086286	10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 2,5 m	306
VPS212-R	3086273	10:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 2,5 m	306
VPS220-G	3086300	100:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS220-R	3086299	100:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 1,2 m	306
VPS40-III	4023920	Voltage Probe	178
VPS41	4744378	Spannungstastkopf-Satz 40 MHz 600 V CAT IV	220
VPS410-II-B	4276937	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, blau	290
VPS410-II-G	4276943	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grau	290
VPS410-II-R	4276928	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, rot	290
VPS410-II-V	4276955	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grün	290
VPS510-B	4025796	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, blau	290
VPS510-G	4025801	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grau	290
VPS510-R	4025781	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, rot	290
VPS510-V	4025812	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grün	290
Netz- und Stromversorgungsanalytoren			
1742-6/UPGRADE	4920964	Aufrüstung von 1742 auf 1746	2435
1742-8/UPGRADE	4920973	Aufrüstung von 1742 auf 1748	4500
1746-8/UPGRADE	4920986	Aufrüstung von 1746 auf 1748	2435
C437-II	4116743	Hartschalenkoffer mit Rollen für Serie 430 II	707
FLUKE-1732/B	4706566	Energie-Logger, Basisversion (o. Stromzangen)	2996
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energie-Logger, EU/US-Version	3341
FLUKE-1734/B	4706582	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, Basisversion (o. Stromzangen)	3405
FLUKE-1734/EUS	4706594	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, EU/US-Version	3744

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-1736/B	4563561	Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion (ohne Stromzangen)	5286
FLUKE-1736/EUS	4534519	Dreiphasiger Power-Logger, EU- und USA-Version	5300
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Dreiphasige Netzqualitäts-Logger Fluke 1736 Gold-Edition	3692
FLUKE-1738/B	4588378	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, Basisversion (ohne Stromzangen)	5447
FLUKE-1738/EUS	4563577	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, EU- und USA-Version	6123
FLUKE-1738/GOLD-IGF	5350529	Dreiphasiger Netzqualitäts-Logger Fluke 1738 - Gold-Edition	3960
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	4644
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version	4644
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	4644
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	4644
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	4247
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version	4247
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	6379
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version	6379
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	6379
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	6379
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	5973
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version	5973
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	7988
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version	7988
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	7988
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	7988
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	7610
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version	7610
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	15437
FLUKE-1760 INTL	2630744	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	17886
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	23601
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	21155
FLUKE-1773	5117269	Fluke 1773 Netzqualitätsanalysator	6585
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773/Basic Netzqualitätsanalysator (ohne Stromsensoren)	5869
FLUKE-1775	5117278	Fluke 1775 Netzqualitätsanalysator	8664
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775/Basic Netzqualitätsanalysator (ohne Stromsensoren)	7913
FLUKE-1777	5126630	Fluke 1777 Netzqualitätsanalysator	10975
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777/Basic Netzqualitätsanalysator (ohne Stromsensoren)	10184
FLUKE-430-II/MA	4779032	Kit zur Aufrüstung des Motoranalysators 430-II	2897
FLUKE-VR1710	3030923	Einphasen-Spannungsqualitätsrekorder	1221
Zubehör für Netz- und Stromversorgungsanalysatoren			
177X BATT W/HOUSING	5272862	LITHIUM-IONEN-AKKU 177X	112
17XX CABLE MARKER	5312406	KABELMARKIERERSATZ FLUKE-17XX	122
3140R	2650136	Stromwandlerzange, 400 A	560
3210-PR-TF-II	4531769	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 1000 A	869
3310-PR-TF-II	4531778	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 5000 A	1160
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	121
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	169
ANTENNA CABLE	5263915	ANTENNENKABEL, 5 M	491

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
BC1735/EELV	4144616	BC1735 Ersatz Netzteil / Akkuladegerät 115V/230V, 50/60Hz,	340
BC430/830	4821069	BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES	199
BP120MH	2544081	NiMH-Akkupack (120 Series/43B)	139
BP1730-BATTERY	4389436	Li-Ion-Akkupack 3,7 V, 2500 mAh	55
C1777	5307460	HARTSCHALENKOFFER C1777	800
C177X/6000	5307472	GEPOLSTERTE TRAGETASCHE C177X	328
C17XX	4637381	Tragetasche	162
CS1750/1760	2673962	Hardschalenkoffer (Fluke 1750)	357
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	UPGRADE KIT VON 1736 AUF 1738	837
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Aufhänge-Kit	86
FLK-WIFI/BLE	4591273	Adapter USB auf WLAN/BLE	197
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	AUX-Eingangskabel	41
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Tragegurt	78
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS-Empfängerantenne	463
FLUKE-1750/CASE	2650124	Hardschalenkoffer (Fluke 1750)	769
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	1227
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	6139
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adapter für AUX-Eingang 1736 und 1738	187
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	49
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	37
FLUKE-I400S-EL	4974743	FLUKE-17xx i400s-EL, Stromwandlerzange	330
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	FLUKE-17xxx i400s-EL, Stromwandlerzange, Satz 3 Stück	878
FLUKE-PQ400	4920947	Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen mit 4 Leitungen, Stecker-Stecker, 2 m	2301
FLUKE-PQ400/B	5075807	Basisversion der Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen ohne Zubehör	1816
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Kabelmarkierer-Satz 3 Phasen, N, PE	13
FS17X5-TF-II	4531791	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 1745, 3000 A, 4-er Satz	2238
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Schlanke Flex-Stromzange für 1743/4, 3000 A, IP 65, 4-er Satz	2622
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000 A	565
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000/6000 A, 4-er Satz	2177
FTP17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	216
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS-Synchronisierungsmodul (Fluke 1760)	597
I17XX-BNC-M2F	5076304	Kabel mit 4-poligem Stecker zu BNC-Stecker (0,1 m), 1 Stück	121
I17XX-BNC-M2M	5076297	Kabel mit 4-poligem Stecker zu BNC-Stecker (2 m), 1 Stück	121
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65	302
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack	719
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack	960
I17XX-FLEX1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm	229
I17XX-FLEX1500/24	5171005	Stromzange I17XX-FLEX1500 24	225
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 3 Stück	667
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 4 Stück	869
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex®-Kabel (2 m), Stecker-Stecker, 1 Stück	182
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex®-Kabel (2 m), Stecker-Stecker, 4 Stück	698
I17XX-FLEX3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm	247

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 3 Stück	710
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 4 Stück	929
I17XX-FLEX3KIP	4921032	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65	302
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack	719
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack	960
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlex-Verlängerungsleitung, 5m	181
I17XX-FLEX6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm	261
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 3 Stück	754
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 4 Stück	987
I17XX-FLEX6KIP	4921071	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, Schutzart IP 65	359
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 3er-Pack	838
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 4er-Pack	1077
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	1-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	611
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	748
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	1060
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	748
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	1060
I400	2277225	Wechselstromzange (400 A)	230
I400S	2277202	Wechselstromzange (400 A)	411
I40S-EL3X	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL, Stromwandlerzange	295
I40S-EL3X/3PK	4637409	FLUKE-17xx i40s-EL, Stromwandlerzange, Satz 3 Stück	826
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A	575
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4-er Satz	1748
I430-FLX-TFII-48	4621231	i430-Flexi-TF-II-48 Wechselstromzange 6000A für 430II Serie	738
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	611
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	748
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	1060
I5S	2508467	Wechselstromzange (5 A)	764
I5SPQ3	2457508	Wechselstromzange (5 A), 3er-pack	1833
I5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	449
IEEES19/REPORT	4589748	Softwarelizenz für Reporting gemäß IEEE 519	724
IP65 ADAPTER SET	4946241	Spannungs-Steckverbinder, Schutzart IP 65	302
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB to Serial RS232 Adapter	81
MP1-3R/1B	4944790	Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz	129
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magnetische Messspitzen, 4mm-Banane, Satz mit 4 Stück	129
OC4USB	2166266	Optisches Schnittstellenkabel (USB)	226
PM9080/101	1641983	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)	377
TLS430	2157713	Messleitungen und Krokodilklemmen (4 schwarz, 1 grün) - Serie 430	187
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 200/20	2540450	Stromwandlerzange 200A/20A (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Stromwandlerzange 50A/5A (Fluke 1760)	611
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Flexible Stromzange 45cm (18in)	638
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 61cm (24in)	638
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 91cm (36in)	1250
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	544
TPS SHUNT 20MA	2540553	Strommesswiderstand AC/DC 20mA (Fluke 1760)	544
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Spannungstastkopf 100V (Fluke 1760)	476

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Spannungstastkopf 10V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Spannungstastkopf 1000V (Fluke 1760)	814
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Spannungstastkopf 400V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Spannungstastkopf 600V (Fluke 1760)	476
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, Dolphin Clip, Red	56
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	341
WI-FI/BLE MODULE	5280639	WLAN/BLE-MODUL FLUKE-177X	147

Leistungsanalytoren

Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7954
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10603
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13680
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	15199
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	16364
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17849
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	19440
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	21384
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	21384
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	24036
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	27160
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	29770
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	22180
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	25333

Norma 5000

FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	26813
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	29424
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	32903
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	31337
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	25073
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	27683
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	31162
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	29598
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	26986
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	30294
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	32898
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	36388
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	38300
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	34820
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	32208
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	29770
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	36577
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	37109
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	38476
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	49479
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	53012
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	57796
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	54312

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	45766
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	49298
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	50488
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	47002
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	52400
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	55882
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	57789
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	54312
Norma 4000/5000 Zubehör			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	295
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	287
NORMA 32A CABLES	3024689	Kabel für Planar-Shunt 32 A	306
NORMA 32A SHUNT	3024677	Planar-Shunt 32 A	1209
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Kabel für Hochstromshunts	409
NORMA STAR POINT	3024704	Externe Zusatzdose	1209
Schwingungsmessgeräte			
81OPA	3986002	AC Power Adapter with International Plug Set	118
81QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	207
81OS	3530828	Sensor	1994
81OSMM	3530862	Sensor Magnet Mount	291
81OSMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	41
FLUKE-805	4094385	Schwingungsmessgerät	2509
FLUKE-805 FC	4489229	Schwingungsmessgerät mit Fluke Connect	2509
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Vibration tester package	3419
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	3138
FLUKE-805/ES	4636786	Externer Schwingungssensor	1461
FLUKE-810	3542635	Schwingungsmessgerät	13084
FLUKE-820-2	4550041	LED-Stroboskop	1282
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Magnet-Haltersatz	1160
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Ausgleichsscheiben zur Wellenausrichtung	1154
FLUKE-831	5346724	Fluke 831-Gerät für laseroptische Wellenausrichtung	8211
FLUKE-835	5255306	Fluke 835-Gerät für laseroptische Riemenausrichtung	1810
SBP810	3530843	Smart Battery Pack	373
Prozesskalibratoren			
Prozesskalibratoren Serie 700			
FLK-729 150G	4856983	Automatischer Druckkalibrator (10 Bar)	11587
FLK-729 150G FC	4856894	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (10 Bar)	11587
FLK-729 300G	4856976	Automatischer Druckkalibrator (20 Bar)	11587
FLK-729 300G FC	4856882	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (20 Bar)	11587
FLK-729 30G	4856990	Automatischer Druckkalibrator (2 Bar)	11587
FLK-729 30G FC	4856907	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (2 Bar)	11587
FLK-789/IR3000FC	4604605	Process Multimeter und Fluke Connect Adapter	1500
FLUKE-154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	5225
FLUKE-705	665091	Stromschleifenkalibrator	1053
FLUKE-707	1617262	Stromschleifenkalibrator	1209
FLUKE-709	4234350	Stromschleifenkalibrator	1228
FLUKE-709H	4234361	Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation	1930

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-710	4991049	Fluke-710 Stromschleifenkalibrator und Ventiltester mit HART-Kommunikation	2979
FLUKE-712B/EN	4387857	Temperatur Kalibrator für Widerstandsthermometer	1559
FLUKE-714B/EN	4387869	Temperatur Kalibrator für Thermoelemente	1559
FLUKE-715	620101	Volt/mA-Kalibrator	1756
FLUKE-717 30G	662897	Druckkalibrator (2 bar)	2064
FLUKE-717 10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	2209
FLUKE-717 1000G	2547194	Druckkalibrator (69 bar)	1991
FLUKE-717 100G	1630430	Druckkalibrator (7 bar)	1991
FLUKE-717 1500G	2547203	Druckkalibrator (103.4 bar)	2209
FLUKE-717 15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	1991
FLUKE-717 1G	2547166	Druckkalibrator (68.9 mbar)	1991
FLUKE-717 3000G	2547215	Druckkalibrator (207 bar)	2209
FLUKE-717 300G	2547175	Druckkalibrator (20 bar)	1991
FLUKE-717 5000G	2547232	Druckkalibrator (345 bar)	2209
FLUKE-717 500G	2547182	Druckkalibrator (34.7 bar)	1991
FLUKE-718 100US	665080	Druckkalibrator (7 bar)	3750
FLUKE-718 30US	665075	Druckkalibrator (2 bar)	3750
FLUKE-718 1G	2547148	Druckkalibrator (68.9 mbar)	3818
FLUKE-718 300G	2547153	Druckkalibrator (20 bar)	3818
FLUKE-718EX 100	2096322	Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 7 bar)	4823
FLUKE-718EX 30	2096310	Eigensicherer Druckkalibrator (2 bar)	4823
FLUKE-718EX 300	3023328	Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 20 bar)	4823
FLUKE-719 100G	3315344	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (7 bar)	4859
FLUKE-719 30G	3315332	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (2 bar)	4859
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar	4448
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 20 bar	4448
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 2 bar	4448
FLUKE-720URTD	4382695	Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO	256
FLUKE-721-1601	4353241	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 6,9 bar	2832
FLUKE-721-1603	4353283	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 20 bar	2832
FLUKE-721-1605	4353327	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 34 bar	2832
FLUKE-721-1610	4353366	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 69 bar	2832
FLUKE-721-1615	4353401	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 103 bar	2832
FLUKE-721-1630	4353447	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 200 bar	2832
FLUKE-721-1650	4353486	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 345 bar	2832
FLUKE-721-3601	4353252	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 6,9 bar	2832
FLUKE-721-3603	4353290	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 20 bar	2832
FLUKE-721-3605	4353330	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 34 bar	2832
FLUKE-721-3610	4353375	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 69 bar	2832
FLUKE-721-3615	4353412	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 103 bar	2832
FLUKE-721-3630	4353458	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 200 bar	2832
FLUKE-721-3650	4353499	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 345 bar	2832
FLUKE-721EX-1603	4353309	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 300 psi	3658
FLUKE-721EX-1615	4353420	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1500 psi	3658
FLUKE-721EX-1630	4353464	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 3000 psi	3658
FLUKE-721EX-3615	4353435	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1500 psi	3658

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-721EX-3630	4353473	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 3000 psi	3658
FLUKE-721EX-3650	4353514	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 5000 psi	3658
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperaturkalibrator	3200
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunktions-Prozesskalibrator	4468
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunktions-Prozesskalibrator	5236
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC mit software	13462
FLUKE-753	3977641	Documenting Process Calibrator	7049
FLUKE-754	3405771	Documenting Process Calibrator	8884
FLUKE-771	2646347	mA-Prozess-Strommesszange	848
FLUKE-772	3362352	mA-Prozess-Strommesszange	1212
FLUKE-773	3362365	mA-Prozess-Strommesszange	1550
FLUKE-787B	4777186	ProcessMeter	1416
FLUKE-789/E	3977194	Process Meter	1672
Druckmodule			
700G/TRACK	4123225	Data logging cable & software	633
FLUKE-700G01	4353523	Präzisionsmanometer, -10" bis 10" WC (27 mbar)	1077
FLUKE-700G02	4353538	Präzisionsmanometer, -30" bis 30" WC (69 mbar)	1077
FLUKE-700G05	4097514	Präzisionsmanometer, 2 bar	1077
FLUKE-700G06	4097538	Präzisionsmanometer, 6.9 bar	1077
FLUKE-700G07	4097561	Präzisionsmanometer, 34 bar	1077
FLUKE-700G08	4097592	Präzisionsmanometer, 69 bar	1077
FLUKE-700G10	4353654	Präzisionsmanometer, 140 bar	1077
FLUKE-700G27	4097545	Präzisionsmanometer, 20 bar	1077
FLUKE-700G29	4097605	Präzisionsmanometer, 200 bar	1077
FLUKE-700G30	4097610	Präzisionsmanometer, 345 bar	1077
FLUKE-700G31	4097622	Präzisionsmanometer, 690 bar	1077
FLUKE-700GA27	4353577	Präzisionsmanometer, 20 bar absolut	1077
FLUKE-700GA4	4353545	Präzisionsmanometer, 1 bar absolut	1077
FLUKE-700GA5	4353550	Präzisionsmanometer, 2 bar absolut	1077
FLUKE-700GA6	4353561	Präzisionsmanometer, 6.9 bar absolut	1077
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydraulischer Testpumpensatz, 0 bis 690 bar	1639
FLUKE-700HTPK2	4623314	Hochwertiges Hydraulik-Druckpumpen-Kit	2077
FLUKE-700M20TH	4623338	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit M20-Adapter	764
FLUKE-700MTH	4623345	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit BSP-Anschluss	764
FLUKE-700PCK	100062	Druckmodul-Kalibriersatz	1904
FLUKE-700PTPK	4124364	Pneumatischer Testpumpensatz, 0 bis 41 bar	1157
FLUKE-700PTPK2	4623306	Hochwertiges Pneumatik-Druckpumpen-Kit	1469
FLUKE-700RG05	4353589	Präzisionsmanometer, Referenz, +2 bar	1192
FLUKE-700RG06	4353592	Präzisionsmanometer, Referenz, 6.9 bar	1192
FLUKE-700RG07	4353605	Präzisionsmanometer, Referenz, 34 bar	1192
FLUKE-700RG08	4353610	Präzisionsmanometer, Referenz, 69 bar	1192
FLUKE-700RG29	4353622	Präzisionsmanometer, Referenz, 200 bar	1192
FLUKE-700RG30	4353631	Präzisionsmanometer, Referenz, 345 bar	1192
FLUKE-700RG31	4353646	Präzisionsmanometer, Referenz, 690 bar	1192
FLUKE-700TTH10K	4636393	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 10.000 psi	907
FLUKE-700TTH5K	4623323	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 5.000 psi	764
FLUKE-750P00	4352270	Überdruckaufnehmer (0 - 2.5 mbar)	2286

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-750P01	4352281	Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)	1787
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)	3327
FLUKE-750P02	4352750	Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar)	1787
FLUKE-750P03	4352738	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1787
FLUKE-750P04	4352313	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1787
FLUKE-750P05	4352336	Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	1787
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	3404
FLUKE-750P06	4352349	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1787
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	3404
FLUKE-750P07	4352360	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1787
FLUKE-750P08	4352372	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1787
FLUKE-750P09	4352385	Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	1787
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	3404
FLUKE-750P2000	4352397	Überdruckaufnehmer (0 - 140 bar)	1787
FLUKE-750P22	4352296	Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar)	1787
FLUKE-750P23	4352308	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1787
FLUKE-750P24	4352324	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1787
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	3404
FLUKE-750P27	4352351	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1787
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	3404
FLUKE-750P29	4352403	Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	2832
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	5684
FLUKE-750P30	4352415	Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar)	2832
FLUKE-750P31	4352426	Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar)	2832
FLUKE-750P3IN	4555281	Überdruckaufnehmer (0 - 7.5 mbar)	1857
FLUKE-750P5IN	4555296	Überdruckaufnehmer (0 - 12.5 mbar)	1857
FLUKE-750PA27	4352471	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	2056
FLUKE-750PA3	4352432	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	2056
FLUKE-750PA4	4352444	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	2056
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	3604
FLUKE-750PA5	4352459	Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	2056
FLUKE-750PA6	4352467	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	2056
FLUKE-750PA7	4352480	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	2056
FLUKE-750PA8	4352498	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	2056
FLUKE-750PA9	4352500	Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	2056
FLUKE-750PD10	4352556	Überdruckaufnehmer (-700 - 700 mbar)	2056
FLUKE-750PD2	4352539	Überdruckaufnehmer (-70 - 70 mbar)	2056
FLUKE-750PD27	4352616	Überdruckaufnehmer (-1 - 20 bar)	2056
FLUKE-750PD3	4352542	Überdruckaufnehmer (-350 - 350 mbar)	2056
FLUKE-750PD4	4352563	Überdruckaufnehmer (-1 - 1 bar)	2056
FLUKE-750PD5	4352574	Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar)	2056
FLUKE-750PD50	4352588	Überdruckaufnehmer (-1 - 3.5 bar)	2056
FLUKE-750PD6	4352595	Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar)	2056
FLUKE-750PD7	4352602	Überdruckaufnehmer (-1 - 14 bar)	2056
FLUKE-750PV3	4352517	Überdruckaufnehmer (-350 mbar)	2056
FLUKE-750PV4	4352521	Überdruckaufnehmer (-1 bar)	2056
FLUKE-750R04	4352625	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	2056

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
FLUKE-75OR06	4352633	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	2056
FLUKE-75OR07	4352657	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	2056
FLUKE-75OR08	4352669	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	2056
FLUKE-75OR27	4352640	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	2056
FLUKE-75OR29	4352678	Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	2984
FLUKE-75OR30	4352684	Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar)	2984
FLUKE-75OR31	4352691	Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar)	2984
FLUKE-75ORD27	4352723	Überdruckaufnehmer (-0.8 - 20 bar)	2252
FLUKE-75ORD5	4352706	Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar)	2252
FLUKE-75ORD6	4352714	Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar)	2252

Zubehör für Prozesskalibratoren

709H/TRACK	4281225	Software Fluke 709H/Track für HART-Kommunikation	616
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	122
BC-7240	4022655	Battery Charger (753/754)	79
BP7235	668225	NiMH-Akkupack	357
BP7240	4022220	753/754 Spare Battery	244
C789	946694	Gepolsterte Tragetasche	273
FLUKE-70OHTH-1	2811795	Schlauchset für Hydraulikpumpe	1273
FLUKE-70OHTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1563
FLUKE-70OILF	1566730	Feuchtigkeitsfilter	149
FLUKE-700-IV	202561	Strommesswiderstand	673
FLUKE-700LTP-1	2811763	Niederdruckpumpe	1358
FLUKE-700PMP	617131	Handpumpe für Überdruck (10 bar)	948
FLUKE-700PRV-1	2811808	Druckreduzierventil für 700HTP	1531
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatische Testpumpe	882
FLUKE-700SC	667425	Serielles Schnittstellenkabel (Fluke 725/725Ex/726)	328
FLUKE-700TC1	620119	Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (10 Typen)	195
FLUKE-700TC2	620127	Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (5 Typen)	160
FLUKE-700TLK	3829398	Process Test Lead Kit	195
FLUKE-71X	3345825	Schlauchsatz	144
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Flüssigkeitsabscheider für 718 und 719Pro	499
FLUKE-720RTD	4366669	RTD-Messfühler für 721, 721Ex und 719PRO	377
FLUKE-720URTD	4382695	Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO	256
FLUKE-75OSW	4090343	DPC/TRACK2	4455
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	374
HART DRYWELL CABLE	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	231
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	72

Allgemeines Zubehör
Messleitungen, Messspitzen und Messklemmen

80K-15	618113	High Voltage Probe	424
AC175	4101772	Krokodilklemmensatz	43
AC220	1610103	Satz SureGrip Krokodilklemmen	66
AC280	1610115	Satz SureGrip Hakenklemmen	55
AC283A	5130530	Satz SureGrip Zangenklemmen	59
AC285	1610159	Satz SureGrip große Krokodilklemmen	36

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
AC285-FTP	4073928	Krokodilklemmen und Adapter (FTP-1, FTPL-1)	40
AC288	4617784	SureGrip™ Klemmleisten Messspitze	55
AC87	1278079	Klemmen für Sammelschienen	71
AC89	873448	Industrielle Isolationseinsteckklemme	80
BP980	1616807	Steckersatz (4 mm / Banane)	81
FTP-1	3869437	Messspitzensatz mit Sicherung	140
FTPL-1	3869443	Messspitzensatz mit Sicherungen und Messleitungen	153
H900	1616818	Messleitungs-Halter	50
LEADWRAP	4083525	Klettverschluss-Befestigung für Kabel und Leitungen, 3 St.	12
T5-KIT-1	3971169	T5-Kit	78
T5-RLS	4089137	Ersatzmessleitungs-Satz (T5)	35
TL1550B	2788216	TL1550B Messleitungssatz mit Prüfleitungen, Messspitzen und	308
TL175	3521976	Twist Guard Test Leads	43
TL175E	3565554	Twist Guard Messleitungen, 4mm	47
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip Industrie Messleitungs-Kit	118
TL221	2003602	SureGrip Messleitungsverlängerungssatz	53
TL222	2003616	Satz SureGrip Silikon-Messleitungen	53
TL223-1	3971184	SureGrip Elektriker Messleitungs-Kit	108
TL224	1610198	Satz SureGrip Silikon-Messleitungen	47
TL225-1	3971191	SureGrip™ Satz Messleitungen für Streuspannungsadapter	154
TL238	2132831	SureGrip High Energy Test Lead Kit	118
TL27	668571	Industrieller Messleitungssatz	55
TL40	1590606	Messleitungssatz mit abnehmbaren Messspitzen	78
TL71-1	3971207	TL71, Messleitungs-Kit	43
TL75-1	3971218	TL75, Messleitungs-Kit	37
TL76	2032684	Satz universelle Messleitungen	60
TL80A-1	3971229	TL80A, Messleitungs-Kit	112
TL81A	1277073	Elektronik-Messleitungssatz, Deluxe	234
TL910	1616632	Elektronik-Messleitungen (mit Ersatzspitzen)	109
TL930	1616671	Verbindungsleitung (60 cm)	26
TL932	1616680	Verbindungsleitung (90 cm)	29
TL935	1616698	Verbindungsleitungs-Satz (60, 90, 120 cm)	88
TL940	1616705	Messleitung mit Mini-Haken	29
TL950	1616710	Messleitung mit Mini-Pinzetten	55
TL960	1616722	Messleitung mit Mikro-Haken	29
TL970	1616793	Haken- und Pinzetten Messleitungssatz	112
TLK1550-RTLK	4112351	Fluke 10-kV-Messklemmen mit integrierten robusten Messleitungen	336
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip Zubehörkit	216
TLK-225-1	3971234	TLK225, SureGrip Master Set	234
TLK281-1	3971241	Satz SureGrip KFZ-Messleitungen	206
TLK282-1	3971252	Satz SureGrip Deluxe KFZ-Messleitungen	264
TLK287	3045631	Master-Messleitungssatz für Elektronikanwendungen	247
TLK289 EUR	3092521	Master-Messleitungssatz für Industrieenanwendungen	247
TLK290	2435092	Messspitzen Satz	92
TLK291	2435108	Messspitzensatz mit Sicherungen	92
TP1-1	3971265	TP1, Prüfspitzen	26
TP175	3521983	TwistGuard Prüfspitzen, 2mm	29

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
TP175E	3565568	TwistGuard Prüfspitzen, 2mm mit 4mm Adapter	34
TP2-1	3971283	TP2, Prüfspitzen	29
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip Prüfspitzen	29
TP38	1541636	Extrem schmale Messspitzen (isoliert)	26
TP38-2001-OSP	2438858	Extrem schmale Messspitzen (isoliert)	20
TP74	1541649	Messspitzen mit angespitzten 4-mm-Bananensteckern	29
TP80	873455	Elektronik-Messspitzen	58
TP912	1616644	Ersatzspitzen für TL910	55
TP920	1616659	Messspitzen Adapter Satz	78
Stromzangen			
80I-110S	114519	Gleich-/Wechselstromzange (100 A)	1059
I1000S	1568487	Wechselstromzange (1000 A)	916
I1010	617735	Gleich-/Wechselstromzange (1000 A)	657
I1010-KIT	2096998	Gleich-/Wechselstromzange (1000A) mit gepolsterter Tragetasche	671
I200	664755	Wechselstromzange (200 A)	230
I2000 FLEX	2584912	Flexible Wechselstromzange (2000 A)	456
I200S	664760	Wechselstromzange (200 A)	381
I30	2584920	Gleich-Wechselstromzange (30A)	608
I3000 FLEX-4PK	2696367	Wechselstromzange (3000 A), 4-pack	1833
I3000S	657202	Wechselstromzange (3000 A)	1100
I3000S FLEX-24	2584888	Flexible Wechselstromzange (3000A), 610 mm	701
I3000S FLEX-36	2584901	Flexible Wechselstromzange (3000A), 915 mm	839
I30S	2584935	Gleich-Wechselstromzange (30A)	839
I310S	2840309	Gleich-/Wechselstromzange (300 A)	505
I400	2277225	Wechselstromzange (400 A)	230
I400S	2277202	Wechselstromzange (400 A)	411
I40S-PR	3949777	40A Stromzange (1750)	533
I410	617727	Gleich-/Wechselstromzange (400 A)	381
I410-KIT	2097005	Gleich-/Wechselstromzange (400A) mit gepolsterter Tragetasche	442
I6000S FLEX-24	2840311	Wechselstromzange (6000 A)	916
I6000S FLEX-36	2840327	Wechselstromzange (6000 A)	1070
I800	2840283	Wechselstromzange (800 A)	328
Zubehör für die Temperaturmessung			
80AK-A	2747812	Thermoelement-Adapter	51
80BK-A	2747801	Integrierter DMM-Temperaturmessfühler (Typ K)	56
80CJ-M	833046	Mini-Thermoelementstecker (Typ J)	37
80CK-M	779942	Mini-Thermoelementstecker (Typ K)	37
80PJ-1	1288191	Blanker Messfühler (Typ J)	40
80PJ-9	1288218	Universeller Messfühler (Typ J)	100
80PJ-EXT	1288234	Ausgleichsleitungssatz (Typ J)	91
80PK-1	750422	Blanker Messfühler (Typ K)	54
80PK-10	3439199	Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)	307
80PK-11	2724500	Messfühler mit Velcro-Klettbandbefestigung	59
80PK-18	3448859	Oberflächen-Thermoelement für Rohre Satz	497
80PK-22	2098684	Tauch-Messfühler	152
80PK-24	2098691	Luftmessfühler	199
80PK-25	2098706	Einstech-Messfühler	181

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
80PK-26	2098714	Universeller Messfühler	199
80PK-27	2098723	Industrieller Oberflächen-Messfühler	545
80PK-3A	874610	Oberflächen-Messfühler (Typ K)	342
80PK-8	200360	Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)	279
80PK-9	1288229	Universeller Messfühler (Typ K)	100
80PK-EXT	1288241	Ausgleichsleitungssatz (Typ K)	91
80PR-60	2148313	RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)	110
80PT-25	2104397	Einstech-Messfühler	156
80PT-EXT	1288252	Ausgleichsleitungssatz (Typ T)	91
80T-150UA	3190456	Universeller Temperaturmessfühler (für DMM)	428
80TK	736736	Thermoelement-Modul (Typ K)	216
Taschen und Holster			
C101	2437514	Hartschalenkoffer	96
C115	2826063	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	92
C116	2826074	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	110
C11XT	5308996	"Fluke C11XT Schutzhülle"	39
C125	646858	Gepolsterte Tragetasche	71
C12A	930529	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	49
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	44
C1600	2091049	Multimeter- und Zubehörkoffer	58
C1620	4359042	Tragetasche	285
C190	677401	Hartschalenkoffer (Serie 190)	358
C195	677408	Gepolsterte Tragetasche	330
C23	1663209	Gepolsterte Tragetasche	38
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	83
C280	3182785	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	96
C33	1664120	Gepolsterte Tragetasche	44
C345	3311173	Gepolsterte Tragetasche	117
C35	2826056	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	66
C37XT	5309001	Fluke C37XT Schutzhülle	54
C43	1663230	Gepolsterte Tragetasche	124
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	58
C520A	1629104	Lederne Tester-Tragetasche	89
C550	1547919	Multimeter- und Zubehörtasche	195
C75	865535	Gepolsterte Zubehörtasche	27
C781	619988	Gepolsterte Tragetasche	143
C789	946694	Gepolsterte Tragetasche	273
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	56
CAM0-C25	4110632	Camouflage-Tragetasche	56
CXT1000	4628917	Extrem Hartschalenkoffer	252
CXT170	3352567	Koffer für extreme Bedingungen	252
CXT280	3352571	Koffer für extreme Bedingungen	252
CXT80	3352559	Koffer für extreme Bedingungen	252
FLK-C3003	4582928	Modulare gepolsterte Tragetasche mit 3 Fächern	58
FLUKEPACK30	4983088	Professioneller Werkzeugrucksack	213
H15	4111533	Holster (Serie T100)	42
H3	1608458	Holster (Serie 330)	61

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
H5	649365	Holster für die T-Serie (Fluke T5)	50
H80M	2138458	Holster + Magnethalter	61
H-T6	4910585	Gürtelhalter für T6	50
TB25	5308970	Fluke TB25 Werkzeugtasche	89
KFZ-Zubehör			
BP880	2150594	Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Stecker	22
BP881	2151015	Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Buche	29
RPM80	880849	Induktiver Drehzahlaufnehmer	149
SCC 198	2100208	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)	1267
STL90	201233	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190)	352
TAS90	614187	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)	99
TL28A	1273185	Kfz-Messleitungssatz	88
TL82	2150636	KFZ-Stift-und Buchsen-Adapter-Kit	178
TP40	1567573	KFZ-Backprobe-Pins (5 Stück) (4 mm)	62
TP81	2149098	Isolationseinstechklemmen (4 mm)	87
TP82	2149080	Isolationseinstechklemmen (4 mm)	82
TP88	2149102	Satz steife Backprobe-Pins	21
Diverses Zubehör			
80K-40	382846	Hochspannungstastkopf	437
80K-6	532424	Hochspannungstastkopf	244
EBC290	3894906	External Battery Charger	148
FL-120 EX	4972431	Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen	96
FL-150 EX	4972446	Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen	126
FL-45 EX	4972422	Eigensichere Taschenlampe, 45 Lumen	63
HL-200 EX	4972410	Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen	126
L200	2096346	Tastkopflampe	37
L205	2098588	Mini Kopflampe	50
L206	2098595	Deluxe Kopflampe	60
L210	2096379	Tastkopflampe + Tastkopfverlängerungen	59
L215	2096368	Suregrip Kit mit Tastkopflampe und Verlängerung	137
LVD1A	4571403	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	49
LVD2	2740300	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	56
SV225	3100477	Streuspannungsadapter	105
TPAK	1281997	ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters	60
Software			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Upgrade	201
SCC190EFG	671826	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190	908
SW90W	3894923	FlukeView Software	503
Seminar Boxen			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 TAG ALLGEMEINE ENDBENUTZERSCHULUNG DURCH FLUKE. 1 ZUSÄTZLICHE PERSON	125
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 TAG ALLGEMEINE ENDBENUTZERSCHULUNG DURCH FLUKE FÜR BIS ZU 4 PERSONEN	495

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	EUR
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 TAG ALLGEMEINE SCHULUNG DURCH FLUKE IN DEN RÄUMLICHKEITEN DES KUNDEN FÜR BIS ZU 6 PERSONEN	1250
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1 TAG ALLGEMEINE ENDBENUTZERSCHULUNG DURCH FLUKE. 1 ZUSÄTZLICHE PERSON	175
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	GUTSCHEIN FÜR 1 TAG ALLGEMEINE ENDBENUTZERSCHULUNG DURCH FLUKE FÜR 1 PERSON (MIN. 6 PERSONEN)	275
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1 TAG ALLGEMEINE ENDBENUTZERSCHULUNG DURCH FLUKE FÜR BIS ZU 4 PERSONEN	995
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1 TAG ALLGEMEINE SCHULUNG DURCH FLUKE BEIM KUNDEN FÜR BIS ZU 6 PERSONEN	1995
1D-INHOUSE-TRN-VOUCH	4710593	1-Tag Fachseminar in IHREM Haus	1850
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 EINHEIT REISEKOSTEN IM AUSLAND FÜR ALLGEMEINE SCHULUNGEN FÜR KUNDEN	100
3D-VDE-TRN-VOUCH	4684748	3-Tage Fachseminar zu den VDE Bestimmungen	920

Änderung und Irrtum vorbehalten.
 Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Deutschland GmbH
 In den Engematten 14
 79286 Glottertal
 E-Mail: CS.Deutschland-INDS@fluke.com;
 CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
 Telefon +49 (0)69 22222 0203

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
 Data subject to alteration without notice.
 03/2023 dede

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.