

Preisliste Fluke

Testgeräte

FLUKE®

Stand: 02-01-2019

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
--------	---------	--------------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC Wireless Digitalmultimeter	307.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC Wireless Universal-Instandhaltungssystem	879.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC Wireless HLK-Messsystem	637.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC Wireless industrielles Messsystem	1098.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC mit Aufhängerriemen TPAK	340.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Messleitungssatz	395.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Wireless Digitalmultimeter mit Spannungsprüfer und Messleitungssatz	438.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC Wireless Wechselstromzangenmodul	197.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC Wireless Wechselstromzangen-Kit mit A3000	438.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC Wireless iFlex Wechselstrom-Messmodul	230.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC Wireless Flex-Wechselstromzangen-Kit mit A3001	472.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC Wireless Gleich-/Wechselstrom-Messmodul	131.00
FLK-A3003 FC	4629295	2000A DC Stromzange	548.00
FLK-A3004 FC	4629301	4-20mA DC Stromzange	658.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC Wireless Temperaturmodul Typ-K	197.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC Wireless Temperaturkit mit T3000	438.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC Wireless Wechselspannungs-Messmodul	208.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC Wireless Wechselspannungs-Kit mit V3000	438.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC Wireless Gleichspannungs-Messmodul	208.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001	438.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC Wireless Gleich- und Wechselspannungs-Kit (Multimeter, AC- und DC-Module)	713.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect Wireless SD-Karte	99.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC Wireless PC-Schnittstellenadapter	109.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	143.00

Digital-Multimeter

Multimeter Serie 110

Fluke 113	3088053	Echtheffektiv-Multimeter	135.00
Fluke 114	2583552	Echtheffektiv-Multimeter	178.00
Fluke 115	2583583	Echtheffektiv-Multimeter	206.00
Fluke 116	2583601	Echtheffektiv-Multimeter	247.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke 117	2583647	Echtheffektiv-Multimeter	258.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	334.00
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	43.00

Multimeter Serie 170

Fluke 175	1592901	Echtheffektiv-Multimeter	247.00
Fluke 177	1592874	Echtheffektiv-Multimeter	300.00
Fluke 179	1592842	Echtheffektiv-Multimeter	354.00
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	43.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Elektronik Combo Kit	420.00

Multimeter Serie 200

Fluke 233	3469334	Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul	350.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Thermisches Multimeter TRMS / Wireless mit iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Thermisches Multimeter TRMS / Wireless mit iFlex & extra batterie	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	Echtheffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)	637.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Combo Kit mit Fluke 287 und FlukeView® Forms	747.00
Fluke 289/EUR	3947801	Echtheffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)	692.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Combo Kit mit Fluke 289 und FlukeView® Forms	802.00
C280	3182785	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	71.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	824.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	879.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Multimeter Serie 20			
Fluke 27II/EUR	3947770	IMultimeter für Industrieanwendungen (IP67)	527.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multimeter für Industrieanwendungen (IP67)	527.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Eigensicheres Echt-Effektivwert Digitalmultimeter	1373.00
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	61.00
Multimeter Serie 70			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Digitalmultimeter	438.00
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	43.00
Multimeter Serie 80			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Industrielles Digitalmultimeter	493.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Industrielles Echteffektiv-Digitalmultimeter	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Industrieelektriker Combo Kit	599.00
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	61.00
Tischmultimeter			
Fluke 8808A 220V	2802372	5,5-Digit-Multimeter	715.00
Fluke 8808A 240V	2802385	5,5-Digit-Multimeter	715.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	5,5-Digit-Multimeter (inkl. Software und Kabel)	915.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	5,5-Digit-Multimeter (inkl. Software und Kabel)	915.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	5,5-Digit-Multimeter, Messleitungssatz 2 x 4W	795.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	5,5-Digit-Multimeter, Messleitungssatz 2 x 4W	795.00
Fluke 8845A 220V	2577352	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter	1070.00
Fluke 8845A 240V	2577365	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm	1070.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)	1260.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)	1260.00
Fluke 8846A 220V	2577383	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter	1405.00
Fluke 8846A 240V	2577390	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm	1405.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)	1600.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)	1600.00
884X-CASE	2675552	Hartschalenkoffer	440.00
884X-RTD	2675468	Pt100 Ohm-Temperaturmessfühler	575.00
884X-SHORT	2653346	4-Leiter-Kurzschlussstecker	31.00
884X-USB	2675479	Adapterkabel USB auf RS232	165.00
884X-1G	2675534	USB-Speicher 1 GB	40.00
8845A-EFPT	2742690	Adaptersatz für besonders feine Messspitzen	20.00
8845A-TPIT	2742683	IC-Messspitzensatz	15.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Upgrade	142.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
RS43	946470	RS232-Kabel (2 m)	89.00
TL2X4W-PTII	2826215	2x4-Widerstandsmessleitung, Messspitze 2 mm	80.00
TL2x4W-TWZ	2723629	2X4-Wire Ohms Tweezers Test Leads	100.00
Y8021	708289	IEEE-488 Shielded Interface Cable 1m	458.00
Y8022	708297	IEEE-488 Shielded Interface Cable 2m	535.00
Y8846S	2675518	Gestell-Einbausatz, Single (8845A/8846A)	125.00
Y8846D	2771721	Gestell-Einbausatz, Dual (8845A/8846A)	170.00
KFZ-Messgeräte			
Fluke 88V/A	2117440	KFZ-Multimeter Combo Kit	713.00
Strommesszangen			
Fluke 323	4152628	Echtheffektiv-Strommesszange	138.00
Fluke 324	4152637	Echtheffektiv-Strommesszange	180.00
Fluke 325	4152643	Echtheffektiv-Strommesszange	244.00
Fluke 353	2840252	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange	652.00
Fluke 355	2840265	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange	815.00
Fluke 365	3790607	Echtheffektiv-Strommesszange für AC und DC mit abnehmbaren Zangenkopf	271.00
Fluke 368 FC	4709907	FC Leckstrommesszange, 40 mm	724.00
Fluke 369 FC	4709934	FC Leckstrommesszange, 61 mm	724.00
Fluke 373	3790564	Echtheffektiv-Wechselstrommesszange	271.00
Fluke 374FC	4696001	600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange	380.00
Fluke 375FC	4695932	600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange	455.00
Fluke 376FC	4695861	1000A AC/DC TRMS Wireless Stromzange mit iFlex	517.00
Fluke 381	3610452	Echtheffektiv-Strommesszange für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeige-Modul und iFlex™	608.00
Fluke 902 FC	4695814	Wireless-Echtheffektiv-Strommesszange für HLK-Anwendungen	305.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Infrarot-Thermometer + Strommesszange + Spannungsprüfer Kit	265.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke i2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	141.00
Fluke i2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	141.00
H3	1608458	Holster (Serie 330)	47.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Elektrotester			
Fluke 1000FLT	4472387	Leuchtstoffröhrentester	250.00
T6-1000/EU	4910257	Elektro-Tester mit FieldSense™, rund	279.00
T6-600/EU	4910322	Elektro-Tester mit FieldSense™, rund	219.00
H-T6	4910585	Gürtelhalter für T6	36.00
Fluke T5-600	659612	Autom. Spannungs- und Durchgangstester	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
Fluke T5-1000	659570	Autom. Spannungs- und Durchgangstester	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	T5-1000 Elektrotester mit Holster H5 und 1AC Spannungsprüfer	205.00
Fluke T90	4016945	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER	61.00
Fluke T110/VDE	4093088	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	87.00
Fluke T130/VDE	4093095	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	128.00
Fluke T150/VDE	4093109	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, WIDERSTANDSMESSUNG, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	148.00
Fluke 2042	2435038	Leitungssucher (Empfänger + Geber)	794.00
Fluke 2042T	2435045	Leitungssucher (Geber)	413.00
Fluke 9040EUR	4014969	Drehrichtungstester für Drehstromnetze	212.00
Fluke 9062	2435077	Motordrehrichtungstester	195.00
LVD1	4571403	Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe	37.00
LVD2	2740300	Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe	41.00
H5	649365	Holster für die T-Serie (Fluke T5)	36.00
Fluke 1AC II	2432932	ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN	32.00
Fluke 1AC II	2432967	Kontaktloser Spannungsprüfer	32.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Volt Alert 5-pack	116.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	VoltAlert 5er-Paket	116.00
FLK2AC/200-1000VC	3611972	ACV Detector 200-1000V	30.00
FLK2AC/200-1000V5	3806487	Volt Alert, 200-1000V, 5-pack	106.00
PRV240	4566209	Prüfeinheit	164.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Prüfeinheit, Fluke 117 DMM Kit	328.00
PRV240FS	4910310	Proving Unit für T6 (berührungslose Spannungserkennung)	164.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	3-Punkt-Laser-Nivelliergerät mit rotem Laser	206.00
Fluke-3PG	4811469	3-Punkt-Lasernivelliergerät mit grünem Laser	227.00
Fluke-180LR	4811504	Kreuzlinien-Laser-Nivelliergerät mit rotem Laser	259.00
Fluke-180LG	4811491	Kreuzlinien-Laser-Nivelliergerät mit grünem Laser	319.00
Fluke-180LG System	4811519	Kreuzlinien-Laser-Nivelliergerät mit grünem Laser, mit Detektor LDG	379.00
Fluke-180LR System	4811528	Kreuzlinien-Laser-Nivelliergerät mit rotem Laser, mit Detektor LDR	329.00
Fluke-LDR	4811543	Detektor für roten Laser	92.00
Fluke-LDG	4819919	Detektor für grünen Laser	103.00
PLS-20513	4791765	Stativ Telescope 290 cm	186.00
PLS-20295	4845009	Magnetische Wandhalterung für PLS 3, 5,180, 480	53.00
PLS-20512	4845027	Stativ Standard, 5/8 X 11	111.00
PLS-21502	4919812	Stativerweiterung PLS3/180	10.00
Laser-Entfernungsmesser			
Fluke 414D	4106830	Laser-Entfernungsmesser	140.00
Fluke 419D	4106853	Laser-Entfernungsmesser	269.00
Fluke 424D	4106866	Laser-Entfernungsmesser	389.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laser-Entfernungsmesser und IR Thermometer kit	237.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Batterietester	2809.00
Fluke BT520	4489981	Batterietester	3492.00
Fluke BT521	4489996	Batterietester mit erweiterten Funktionen	3914.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Standard-Tastköpfe für Batterietester	341.00
BTL20	4542273	- Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen (ohne Temperatursensor)	526.00
BTL21	4542286	Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen und Temperatursensor	654.00
BTL-A	4542258	Stromzangenadapter für i410	42.00
BC500	4542299	Ladenetzteil	127.00
BP500	4542300	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000 mAh	106.00
BT500	4561297	Probe-Tip: 10x Austausch-Messspitzen, 2x langer Messspitzenschutz, 2x kurzer Messspitzenschutz	127.00
i410	617727	Gleich-/Wechselstromzange (400 A)	275.00
Isolationstester			
Fluke 1503	2427883	Isolationsmessgerät	415.00
Fluke 1507	2427890	Isolationsmessgerät	515.00
Fluke 1550C	3665021	Insulation Resistance Tester (5kV)	4119.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Insulation Resistance Tester Kit (5kV)	4540.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Isolationsmessgerät (5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	4119.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Isolationsmessgerät Kit(5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	4540.00
Fluke 1555	3665056	Insulation Resistance Tester (10kV)	4540.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Insulation Resistance Tester Kit (10kV)	4959.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Isolationsmessgerät (10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	4540.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Isolationsmessgerät Kit(10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	4959.00
Fluke 1577	2157280	Isolationsmultimeter	652.00
Fluke 1587T	2517605	Isolationsmultimeter (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	2-IN-1 Isolations-Multimeter	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an Motoren und Antrieben mit 9040, 1400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an elektrischen Anlagen Isolations Multi Kit mit 62MAX+ I400	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	2-IN-1 Isolations-Multimeter mit Stromzange i400	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00

Installationstester

Fluke 1662 DE	4546926	Installationstester mit Speicher	999.00
Fluke 1662 SCH	4546944	Installationstester mit Speicher Schuko	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Installationstester mit RCD Typ B Test, Schuko	1299.00
Fluke 1663 DE	4546998	Installationstester mit RCD Typ B (DE)	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fluke Connect Schuko	1649.00
Fluke 1664FC DE	4547068	Installationstester mit Isolations Pre-Test und Fluke Connect	1649.00
Fluke 1664FC Meister Kit	4547101	Meisterkit, 1664FC DE, 6500-2, T150/VDE, 117, 373, DMS COMP	3929.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166x, Schuko-Messleitung (EU)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS Komplett für Geräte- und Installationstester	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS Komplett/Professional für Geräte- und Installationstester	778.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
ES165X	2104706	Satz Erdungsmessspieße (Serie 1650)	163.00
TP165X	2107742	Tastkopf und Messleitungen für Fernbedienung (Serie 1650)	87.00
TL165X	2107756	Standard-Messleitungen (Serie 1650)	120.00
ZERO ADAPTER	3261925	Adapter für Messleitungskompensation	42.00

Gerätetester

Fluke 6200-2 DE	4325034	Gerätetester	999.00
Fluke 6500-2 DE	4325041	Gerätetester	1699.00
Fluke 6500-2 DE Kit	4377159	Komplettes Gerätetest-Kit	2600.00
APP1000	1992611	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 0-1000	141.00
APP2000	1992627	Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 1001-2000	141.00
AUTO200B	2141239	Auto Code Aufkleber	49.00
BDST3	2796907	Kabelmarkierschild mit Kabeldinder	40.00
BDST4	2796918	Kabelmarkierschild zum Aufstecken	40.00
CD-Card	4045991	Compact Flash Memory Card	40.00
Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS Komplett für Geräte- und Installationstester	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS Komplett/Professional für Geräte- und Installationstester	778.00
EXTL100	2389684	Prüfadapter für Schukoleitungen	19.00
PASS56OR	2141145	Geräteaufkleber für Gutbewertung	86.00
SP6000 Printer	4325128	Printer for Portable Appliance Testers	652.00
SPSCAN6000	4325143	Scanner for Portable Appliance Testers	413.00

Erdungsmessgeräte

Fluke 1630-2 FC	4829532	Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange	1493.00
Fluke 1630-2	4829515	Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange (ohne Fluke Connect)	1493.00
Fluke 1623-2	4325155	GEO Erdungsmesser	1468.00
Fluke 1625-2	4325162	GEO Erdungsmesser	2448.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	GEO Erdungsmesser-Kit	2502.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	GEO Erdungsmesser-Kit	3591.00
Earth Stake	4325492	Masse-/Erdungsspieß	67.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Blau	67.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Green	67.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Masse-/Erdungskabelrolle 50 m, mit Kabel, Red	75.00
C1620	4359042	Tragetasche	210.00
ES-162P3-2	4359377	Erdungsspießset für 3-polige Messungen	260.00
ES-162P4-2	4359389	Erdspießset für 4-polige Messungen	380.00

Messgeräte für die Luftqualität in Innenräumen

Fluke 922	2679822	Luftströmungsmessgerät	652.00
Fluke 922/Kit	2679831	Luftströmungsmessgerät Kit	760.00
Fluke 971	2418208	Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät	260.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter mit Geschwindigkeit	2345.00
Fluke CO-220	664711	Kohlenmonoxid-Meter	543.00
Fluke RLD2	3387163	Lecksuchgerät Taschenlampe	54.00
CO-205	664714	Gasansauger	183.00
975VP	2631538	Luftgeschwindigkeitssonde	458.00
PT12	2740212	Staudrucksonde ca. 30 cm (12 Zoll)	119.00
Fluke 985	4131397	Partikelzähler	4283.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Digitalthermometer			
Fluke 51 II	1281142	Thermometer	337.00
Fluke 52 II	1281139	Thermometer	429.00
Fluke 53 II B	3821062	Thermometer, 60Hz	481.00
Fluke 53 II B	3821096	Thermometer, 50Hz	491.00
Fluke 54 II B	3821070	Thermometer, 60Hz	583.00
Fluke 54 II B	3821081	Thermometer, 50Hz	583.00
Fluke 61	1643896	Infrarot-Thermometer	200.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infrarot-Thermometer	97.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infrarot-Thermometer	108.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laser-Entfernungsmesser und IR Thermometer kit	237.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Infrarot-Thermometer + Strommesszange + Spannungsprüfer Kit	265.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 63	2148281	Infrarot-Thermometer	276.00
Fluke 64 MAX	4856105	Multifunktions-Infrarotthermometer 20:1	132.00
Fluke 561	2558118	Vielseitiges Thermometer	200.00
Fluke 566	2837799	Vielseitiges Thermometer	425.00
Fluke 568	2837806	Vielseitiges Thermometer	532.00
Fluke 568Ex	4321662	Eigensicheres Infrarot-Thermometer	1331.00
Fluke 572-2	4328074	Infrarot-Thermometer	634.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Thermometer	128.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Thermometer	214.00
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	43.00
H6	2152040	Nylon-Gürteltasche (Fluke 63, 66, 68 und 561)	34.00
80PR-60	2148313	RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)	78.00
Visual Thermometers			
Fluke VT04	4366444	Visuelles Infrarot-Thermometer	569.00
Fluke VT04A	4485211	Visuelles Infrarot-Thermometer	515.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	45.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	45.00
Industrial Imaging			
Fluke DS701	4962652	Diagnose-Videoskop	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Hochauflösendes Diagnose-Videoskop	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	3.8 mm Scope, 1 m Sonde, Kamerasicht nach vorn	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	8.5 mm Scope, 3 m Sonde, Dual-Kamera	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	5.5 mm Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	8.5 mm Scope, 1.2 m Sonde, Dual-Kamera	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	8.5 mm UV Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	9 mm Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kamerasicht nach vorn	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	DS 7XX Neckstrap, Schulterriemen	49.00
Wärmebildkameras			
Thermal Imagers - Performance Series			
Fluke TIS10 9Hz	4697036	Wärmebildkamera, fester Fokus	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Wärmebildkamera, fester Fokus	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Wärmebildkamera, fester Fokus	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Wärmebildkamera, manueller Fokus	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Wärmebildkamera, manueller Fokus	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Wärmebildkamera, fester Fokus	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Wärmebildkamera, manueller Fokus	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Wärmebildkamera, manueller Fokus	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Wärmebildkamera, fester Fokus	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Wärmebildkamera, manueller Fokus	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Wärmebildkamera, manueller Fokus	3699.00
Fluke TIS75 30Hz	4754443	Wärmebildkamera, manueller Fokus	3999.00
Fluke TIS75 9Hz	4754437	Wärmebildkamera, manueller Fokus	3999.00
Thermal Imagers - Professional Series			
Fluke Ti200 9Hz	4335298	Wärmebildkamera, 9Hz	5299.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Wärmebildkamera, 60Hz	5299.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Wärmebildkamera, 9Hz	5699.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Wärmebildkamera, 60Hz	5699.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Wärmebildkamera; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Wärmebildkamera; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Wärmebildkamera, 9Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Wärmebildkamera, 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Wärmebildkamera; 320x240; 9 Hz	7099.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Wärmebildkamera; 320x240; 60 Hz	7099.00
Fluke Ti450 9Hz	4764729	Wärmebildkamera, manueller Fokus	8199.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Wärmebildkamera, manueller Fokus	8199.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Wärmebildkamera	8299.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Wärmebildkamera	8299.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	SF6 Gasleckdetektion, Wärmebildkamera	16999.00
Fluke Ti480 9Hz	4842105	Wärmebildkamera; 640x480; 9 Hz, SR	13199.00
Fluke Ti480 60Hz	4842086	Wärmebildkamera; 640x480; 60 Hz, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Wärmebildkamera	13799.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Fluke Ti480 PRO 60 Hz Wärmebildkamera	13799.00
Thermal Imagers - Expert Series			
Fluke TiX500 9Hz	4736664	Wärmebildkamera; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60Hz	4736635	Wärmebildkamera; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Wärmebildkamera; 320 x 240; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Wärmebildkamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Wärmebildkamera; 320 x 240; 60 Hz	11199.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Wärmebildkamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Wärmebildkamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Wärmebildkamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Wärmebildkamera; 640x480; 60 Hz, SR	16299.00
Fluke TiX580 9Hz	4841945	Wärmebildkamera; 640x480; 9 Hz, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Wärmebildkamera; 320x240; 9 Hz	10999.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Wärmebildkamera; 320x240; 60 Hz	10999.00
Fluke RSE600 9Hz	4948175	Wärmebildkamera; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60Hz	4944826	Wärmebildkamera; 640x480; 60 Hz	15849.00
Fluke 2x lens	4961163	Infrarot-2-fach-Teleobjektiv	2049.00
Fluke 4x lens	4961188	Infrarot-4-fach-Teleobjektiv	4579.00
Fluke RSE-MB	4961344	Montagehalterung für RSE	129.00
Fluke RSE-Stand	4973844	Montageständer für RSE	139.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	Infrarot-Weitwinkelobjektiv	1029.00
Zubehör für Wärmebildkameras			
Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	79.00
Ti-Visor3	4335377	Blendschutz für Wärmebildkamera	79.00
Ti-Tripod	3511872	Tripod Mounting Base	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Stativbefestigung	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Infrarot-Teleobjektiv (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Infrarot-Weitwinkelobjektiv (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarot-Teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarot-Weitwinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	4-fach-Infrarot-Teleobjektiv für TiX560-TiX5-Ti400-Ti300-Ti0	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	25 µm-Infrarot-Makroobjektiv für TiX560-TiX5	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Auto-Ladegerät (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Akkupack (Ti20)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Ersatzakku (Ti32/TiR32)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Ladestation (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TiX5xx-Neck	4574715	verstellbarer Trageriemen	30.00
Fluke TiX5xx-SBP4	4597142	zusätzliche Smart Batterie	129.00
Fluke TiX5xx Hand	4574703	verstellbare Handschlaufe	15.00
Fluke TiX5xx-HDMI	4615511	HDMI Videokabel	20.00
Fluke TiX5x-Lens Cap	4550697	Objektivdeckel	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth Kopfhörer	79.00
Thermal Imagers IR-Windows			
FLK-050-CLKT	3460346	C-Bereich IR-Fenster, 50 mm, Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	C-Bereich IR-Fenster, 75 mm, Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	C-Bereich IR-Fenster, 100 mm, Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	IR-Fenster 50 mm (2 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	219.00
Fluke CV300	4326962	IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	295.00
Fluke CV301	4338164	IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel	309.00
Fluke CV400	4326996	IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	409.00
Fluke CV401	4338173	IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel	409.00
ScopeMeter			
Industrielles ScopeMeter			
Fluke 123B/EU	4755659	Industrie ScopeMeter 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	Industrie ScopeMeter 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	Industrie ScopeMeter 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	Industrie ScopeMeter 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Industrie ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Industrie ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2288.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Fluke 124B/INT/S	4756031	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2652.00
ScopeMeter Serie 190			
Fluke 190-204/EU	3894409	ScopeMeter 4 Channel 200 MHZ Color	4581.00
Fluke 190-204/UN	3894411	ScopeMeter 4 Kanal 200 MHZ Color	4990.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	ScopeMeter 4 Kanal 200 MHZ Color SCC	4990.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	ScopeMeter 4 Kanal 200 MHZ Color UNI SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	ScopeMeter 4 Kanal 100 MHZ Color EU	4005.00
Fluke 190-104/UN	3894557	ScopeMeter 4 Kanal 100 MHZ Color UNI	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	ScopeMeter 4 Kanal 100 MHZ Color EU SCC	4414.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	ScopeMeter 4 Kanal 100 MHZ Color UNI SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	ScopeMeter 2 Kanal 60 MHZ Color	2892.00
Fluke 190-062/UN	4025171	ScopeMeter 2 Kanal 60MHZ Color	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	ScopeMeter 2 Kanal Color SCC	3300.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	ScopeMeter 2 Kanal 60MHZ Color SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	ScopeMeter 2 Kanal 100MHZ Color	3557.00
Fluke 190-102/UN	4025329	ScopeMeter 2 Kanal 100MHZ Color SCC	3557.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	ScopeMeter 2 Kanal 100MHZ Color SCC	3966.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	ScopeMeter 2 Kanal 100MHZ Color SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	ScopeMeter 2 Kanal 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/UN	4025472	ScopeMeter 2 Kanal 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	ScopeMeter 2 Kanal 200MHZ Color SCC	4424.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	ScopeMeter 2 Kanal 200MHZ Color SCC	4424.00
Fluke 190-502/EU	4025623	ScopeMeter 2 Kanal 500 MHZ color EU	4946.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter 2 Kanal 500 MHZ Color UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter 2 Kanal 500MHZ Color	5355.00
Fluke 190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter 2 Kanal 500 MHZ Color UNI SCC	5355.00
Fluke 190-504/EU	4419875	ScopeMeter 4 Channel 500 MHZ Color	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	ScopeMeter 4 Channel 500MHz Color UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	ScopeMeter 4 Kanal 500 MHZ Color SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	ScopeMeter 4 Kanal 500 MHZ Color SCC UNI	5535.00
Motor Drive Analyzers			
Fluke MDA-510	4984691	MDA-510 Motorantrieb-Analysator, 4 Kanäle, 500 MHz	5675.00
Fluke MDA-550	4984706	MDA-550 Motorantrieb-Analysator, 4 Kanäle, 500 MHz PRO	6550.00
SVS-500	5011031	SVS-500 Set Wellenspannungs-Messset mit Magnetsockel	349.00
SB-500	5011046	SB-500 Ersatzbürsten für SVS-500 und MDA-500	261.00
Zubehör für ScopeMeter			
AC120	646163	Industrielle Krokodilklemmen	47.00
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	113.00
BB120	646171	Adapter 4 mm/BNC (2 Stück)	52.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	47.00
BHT190	3379374	Adaptersatz für industrielle Busverbindungen	368.00
BP120MH	2544081	NiMH-Akkupack (120 Series/43B)	103.00
BP190	677390	NiMH-Akkupack (Serie 190)	207.00
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	245.00
BP291	3894688	Battery Pack, Fluke 190 Series	343.00
C120	646189	Hartschalenkoffer (43B/Serie 120)	112.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	141.00
C125	646858	Gepolsterte Tragetasche	52.00
C190	677401	Hartschalenkoffer (Serie 190)	263.00
C195	677408	Gepolsterte Tragetasche	244.00
C290	3894803	Hartschalenkoffer	219.00
CS20MA	677393	Stromshunt 4 - 20 mA	101.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	108.00
HC120	646668	Hakenklemmen	59.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	52.00
HC200	2086410	Hakenklemmen	42.00
HH290	3894844	Aufhängehaken, ScopeMeter Series 190 II	77.00
MA190	1567481	Zubehörsatz f. ScopeMeter Medical Version (Serie 190)	464.00
OC4USB	2166266	Optisches Schnittstellenkabel (USB)	167.00
PM8907/807	624764	Akku-Ladegerät/Netzadapter	125.00
PM8907/808	614039	Akku-Ladegerät/Netzadapter UNIVERSAL (Serie 120)	149.00
PM9080	1641983	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)	277.00
PM9081	916093	Adapter Doppelbananenstecker auf BNC-Buchse	53.00
PM9082	916163	Adapter Doppelbananenbuchse auf BNC-Stecker	53.00
PM9091	935598	Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m)	125.00
PM9092	935601	Koaxiale BNC-Kabel (0,5 m)	108.00
PM9093	935593	Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse	72.00
PM9096/201	651742	Sekundärwicklungs-Aufnehmer	346.00
RS120-III	4023947	Probe Accessory Replacement Set	113.00
RS400	3894867	Probe Replacement Set, for VPS400 Probes	90.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	FlukeView Software + USB-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Serie 120)	477.00
SCC128	2100199	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)	933.00
SCC190	671826	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190	668.00
SCC290	3894826	Software und Tragetasche Kit	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190)	258.00
STL120-III	4023901	abgeschirmte Messleitungen	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00
TAS90	614187	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)	72.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	194.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	1:1-Spannungstastkopf-Satz, schwarz, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	10:1-Spannungstastkopf-Satz, 1 rot, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS212-G	3086286	10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	10:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	100:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS220-R	3086299	100:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Voltage Probe	131.00
VPS410-II-B	4276937	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, blau	215.00
VPS410-II-G	4276943	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grau	215.00
VPS410-II-R	4276928	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, rot	215.00
VPS410-II-V	4276955	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grün	215.00
VPS420-R	3894783	Robuster Spannungstastkopfsatz für hohe Spannungen, 150 MHz, 100:1, rot/schwarz	250.00
VPS420-B	4411541	Robuster Spannungstastkopfsatz für hohe Spannungen, 150 MHz, 100:1, blau/schwarz	250.00
VPS420-G	4411565	Robuster Spannungstastkopfsatz für hohe Spannungen, 150 MHz, 100:1, grau/schwarz	250.00
VPS420-V	4411583	Robuster Spannungstastkopfsatz für hohe Spannungen, 150 MHz, 100:1, grün/schwarz	250.00
VPS510-R	4025781	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, rot	215.00
VPS510-B	4025796	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, blau	215.00
VPS510-G	4025801	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grau	215.00
VPS510-V	4025812	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grün	215.00

Netz- und Stromversorgungsanalysatoren

Fluke 345	2584181	Netzqualitätsmesszange	1636.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit zur Aufrüstung des Motoranalysators 430-II	2066.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Stromversorgungsanalysator (ohne Flex-Zangen)	4131.00
Fluke 434-II	4116638	Stromversorgungsanalysator	4773.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Stromversorgungsanalysator/International	4773.00
Fluke 435-II	4116661	Netz- und Stromversorgungsanalysator	6128.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Netz- und Stromversorgungsanalysator (ohne Flex-Zangen)	5520.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Stromversorgungsanalysator/International	6129.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8478.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7823.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Stromversorgungsanalysator/International	8478.00
Fluke 438-II	4778976	Netzqualitäts- und Motoranalysator	7547.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Netzqualitäts- und Motoranalysator, ohne Stromzangen und FC WiFi SD-Karte	6905.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Netzqualitäts- und Motoranalysator, ohne FC WiFi SD-Karte	7547.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energie-Logger, EU/US-Version	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energie-Logger, internationale Version	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Energie-Logger, Basisversion (o. Stromzangen)	2277.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, EU/US-Version	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, internationale Version	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, Basisversion (o. Stromzangen)	2587.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Dreiphasiger Power-Logger, EU- und USA-Version	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion (ohne Stromzangen)	3933.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Dreiphasiger Power-Logger, Internationale Version	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, EU- und USA-Version	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, Basisversion (ohne Stromzangen)	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, Internationale Version	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	3618.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	3618.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	3308.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version	3618.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	3618.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version	3308.00
1742-6/Upgrade	4920964	Aufrüstung von 1742 auf 1746	1770.00
1742-8/Upgrade	4920973	Aufrüstung von 1742 auf 1748	3273.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	4964.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	4964.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	4653.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version	4964.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	4964.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version	4653.00
1746-8/Upgrade	4920986	Aufrüstung von 1746 auf 1748	1770.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	6207.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	6207.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	5896.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, INTL-Version	6207.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	6207.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, INTL-Version	5896.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	12027.00
Fluke 1760	2630744	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	13935.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	16481.00
Fluke 1760TR	2637634	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	18387.00
Fluke VR1710	3030923	Einphasen-Spannungsqualitätsrekorder	887.00
C1740	4116762	Softcase für 174X und 43X-II	209.00
C437-II	4116743	Hartschalenkoffer mit Rollen für Serie 430 II	505.00
EPE-Training-G/EU	4792351	Fluke EPE / Netzqualitätstrainings-Set EPE	199.00
Fluke-435-II/EPE-G	4816712	Fluke-435-II, Stromversorgungsanalysator + Netzqualitätstrainings-Set EPE	6020.00

Zubehör für Netz- und Stromversorgungsanalysatoren

1743/1744 Poleset	3024485	Befestigungskit (Fluke 1743/1744)	42.00
3140R	2650136	Stromwandlerzange, 400 A	407.00
3210-PR-TF-II	4531769	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 1000 A	632.00
3310-PR-TF-II	4531778	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 5000 A	844.00
3312-PR-TF-II	4531784	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 122 cm, 5000 A	1039.00
BP120MH	2544081	NiMH-Akkupack (120 Series/43B)	103.00
BE345	2839604	Netzteil (Fluke 345)	156.00
BP1730	4389436	Li-Ion-Akkupack 3,7 V, 2500 mAh	41.00
C120	646189	Hartschalenkoffer (43B/Serie 120)	112.00
C17xx	4637381	Tragetasche	118.00
CS1750	2673962	Hartschalenkoffer (Fluke 1750)	259.00
1730 Hanger	4358028	Tragegurt	57.00
1730 Cable	4395217	AUX-Eingangskabel	30.00
1750/Case	2650124	Hartschalenkoffer (Fluke 1750)	558.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	1105.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	5526.00
FS17X5-TF-II	4531791	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 1745, 3000 A, 4-er Satz	1627.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Schlanke Flex-Stromzange für 1743/4, 3000 A, IP 65, 4-er Satz	1806.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000 A	407.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adapter für AUX-Eingang 1736 und 1738	136.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Messleitung für Fluke 173x; 0.1m	41.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000/6000 A, 4-er Satz	1623.00
GPS430-II	4693803	GPS-Synchronisierungsmodul (Serie 430-II)	1560.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS-Synchronisierungsmodul (Fluke 1760)	434.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm	167.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm	179.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm	190.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 3 Stück	485.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 3 Stück	516.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 3 Stück	548.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 4 Stück	632.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 4 Stück	675.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 4 Stück	717.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	1-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	475.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	546.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	734.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	475.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	546.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	734.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	546.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	734.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL, Stromwandlerzange	215.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL, Stromwandlerzange, Satz 3 Stück	601.00
i400	2277225	Wechselstromzange (400 A)	165.00
i400s	2277202	Wechselstromzange (400 A)	296.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A	410.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4-er Satz	1248.00
i5s	2508467	Wechselstromzange (5 A)	550.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	326.00
i5sPQ3	2457508	Wechselstromzange (5 A), 3er-pack	1323.00
IEEE519/REPORT	4589748	Softwarelizenz für Reporting gemäß IEEE 519	527.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Magnetische Messspitzen, 4mm-Banane, Satz mit 4 Stück	94.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB to Serial RS232 Adapter	47.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
OC4USB	2166266	Optisches Schnittstellenkabel (USB)	167.00
PM9080	1641983	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)	277.00
TLS430	2157713	Messleitungen und Krokodilklemmen (4 schwarz, 1 grün) - Serie 430	132.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Stromwandlerzange 50A/5A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Stromwandlerzange 200A/20A (Fluke 1760)	395.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Flexible Stromzange 45cm (18in)	463.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 61cm (24in)	463.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 91cm (36in)	909.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, Dolphin Clip, Red	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3M	40.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	321.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Strommesswiderstand AC/DC 20mA (Fluke 1760)	332.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Spannungstastkopf 10V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Spannungstastkopf 100V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Spannungstastkopf 400V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Spannungstastkopf 600V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Spannungstastkopf 1000V (Fluke 1760)	500.00
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	248.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	Spannungs-Steckverbinder, Schutzart IP 65	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack	523.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack	698.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65	218.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack	523.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack	698.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, Schutzart IP 65	261.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 3er-Pack	610.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 4er-Pack	784.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlex-Verlängerungsleitung, 5m	131.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Messleitungssatz 1000 V CAT III, nicht stapelbare Stecker, 0,18 m rot/schwarz	35.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Aufhänge-Kit	62.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS-Empfängerantenne	336.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kabel-Markierungssatz, 05MM	52.00
MP1-3R/1B	4944790	Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz	87.00

Schwingungsmessgeräte

Fluke 805	4094385	Schwingungsmessgerät	1784.00
Fluke 805 FC	4489229	Schwingungsmessgerät mit Fluke Connect	1784.00
Fluke 805/ES	4636786	Externer Schwingungssensor	1060.00
Fluke 810	3542635	Schwingungsmessgerät	9571.00
Fluke 820-2	4550041	LED-Stroboskop	907.00
Fluke 830	4454396	Laser-Wellenausrichtungsgerät	7241.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magnet-Haltersatz	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Ausgleichsscheiben zur Wellenausrichtung	835.00
810S	3530828	Sensor	1445.00
810QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	151.00
810SMM	3530862	Sensor Magnet Mount	212.00
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	29.00
SBP-810	3530843	Smart Battery Pack	269.00
Fluke-810PA	3986002	AC Power Adapter with International Plug Set	85.00

Prozesskalibratoren

Prozesskalibratoren Serie 700

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3875.00
Fluke 705	665091	Stromschleifenkalibrator	780.00
Fluke 707	1617262	Stromschleifenkalibrator	897.00
Fluke 707Ex	2032187	Eigensicherer Stromschleifenkalibrator	1261.00
Fluke 709	4234350	Stromschleifenkalibrator	890.00
Fluke 709H	4234361	Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation	1432.00
Fluke 710	4991049	Stromschleifenkalibrator und Ventiltester mit HART-Kommunikation	2159.00
Fluke 712B	4387857	Temperatur Kalibrator für Widerstandsthermometer	1105.00
Fluke 714B	4387869	Temperatur Kalibrator für Thermoelemente	1131.00
Fluke 715	620101	Volt/mA-Kalibrator	1272.00
Fluke 717 1G	2547166	Druckkalibrator (68.9 mbar)	1444.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	1444.00
Fluke 717 100G	1630430	Druckkalibrator (7 bar)	1444.00
Fluke 717 30G	662897	Druckkalibrator (2 bar)	1498.00
Fluke 717 300G	2547175	Druckkalibrator (20 bar)	1444.00
Fluke 717 500G	2547182	Druckkalibrator (34.7 bar)	1444.00
Fluke 717 1000G	2547194	Druckkalibrator (69 bar)	1444.00
Fluke 717 1500G	2547203	Druckkalibrator (103.4 bar)	1600.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
Fluke 717 3000G	2547215	Druckkalibrator (207 bar)	1600.00
Fluke 717 5000G	2547232	Druckkalibrator (345 bar)	1600.00
Fluke 717-10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	1600.00
Fluke 718 30G	665075	Druckkalibrator (2 bar)	2718.00
Fluke 718 1G	2547148	Druckkalibrator (68.9 mbar)	2831.00
Fluke 718 100G	665080	Druckkalibrator (7 bar)	2718.00
Fluke 718 300G	2547153	Druckkalibrator (20 bar)	2823.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Eigensicherer Druckkalibrator (2 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 7 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 20 bar)	3496.00
Fluke 719 30G	3315332	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (2 bar)	3604.00
Fluke 719 100G	3315344	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (7 bar)	3604.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 2 bar	3200.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar	3200.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 20 bar	3200.00
Fluke 720URTD	4382695	Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO	167.00
Fluke-721-1601	4353241	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 6,9 bar	2029.00
Fluke-721-1603	4353283	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 20 bar	2029.00
Fluke-721-1605	4353327	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 34 bar	2029.00
Fluke-721-1610	4353366	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 69 bar	2029.00
Fluke-721-1615	4353401	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 103 bar	2029.00
Fluke-721-1630	4353447	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 200 bar	2029.00
Fluke-721-1650	4353486	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 345 bar	2029.00
Fluke-721-3601	4353252	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 6,9 bar	2029.00
Fluke-721-3603	4353290	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 20 bar	2029.00
Fluke-721-3605	4353330	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 34 bar	2029.00
Fluke-721-3610	4353375	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 69 bar	2029.00
Fluke-721-3615	4353412	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 103 bar	2029.00
Fluke-721-3630	4353458	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 200 bar	2029.00
Fluke-721-3650	4353499	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 345 bar	2029.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 100 psi	2652.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 300 psi	2652.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 500 psi	2652.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1000 psi	2652.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1500 psi	2652.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 3000 psi	2652.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 5000 psi	2652.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 100 psi	2652.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 300 psi	2652.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 500 psi	2652.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1000 psi	2652.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1500 psi	2652.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 3000 psi	2652.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 5000 psi	2652.00
Fluke 724	1553041	Temperaturkalibrator	2373.00
Fluke 725	664133	Multifunktions-Prozesskalibrator	3314.00
Fluke 725Ex	2098179	Eigensicherer Multifunktions-Prozesskalibrator	4052.00
Fluke 726	2452080	Multifunktions-Prozesskalibrator	3795.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automatischer Druckkalibrator , w/FC (2 Bar)	8593.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (10 Bar)	8593.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (20 Bar)	8593.00
Fluke 729 30G	4856990	Automatischer Druckkalibrator (2 Bar)	8383.00
Fluke 729 150G	4856983	Automatischer Druckkalibrator (10 Bar)	8383.00
Fluke 729 300G	4856976	Automatischer Druckkalibrator (20 Bar)	8383.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Automatischer Druckkalibrator, w/DPC Track2 Bundle	9760.00
Fluke 753 EU	4411027	Documenting Process Calibrator	5474.00
Fluke 754 EU	4400387	Documenting Process Calibrator	6898.00
Fluke 771	2646347	mA-Prozess-Strommesszange	575.00
Fluke 772	3362352	mA-Prozess-Strommesszange	820.00
Fluke 773	3362365	mA-Prozess-Strommesszange	1090.00
Fluke 787B	4777186	ProcessMeter	1037.00
Fluke 789/E	3977194	Process Meter	1165.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Process Multimeter und Fluke Connect Adapter	1098.00
Druckmodule			
Fluke-700G01	4353523	Präzisionsmanometer, -10" bis 10" WC (27 mbar)	756.00
Fluke-700G02	4353538	Präzisionsmanometer, -30" bis 30" WC (69 mbar)	756.00
700G04	4096972	Präzisionsmanometer, +/- 1 bar	770.00
700G05	4097514	Präzisionsmanometer, 2 bar	770.00
700G06	4097538	Präzisionsmanometer, 6.9 bar	770.00
700G07	4097561	Präzisionsmanometer, 34 bar	770.00
700G08	4097592	Präzisionsmanometer, 69 bar	770.00
700G27	4097545	Präzisionsmanometer, 20 bar	770.00
700G29	4097605	Präzisionsmanometer, 200 bar	779.00
700G30	4097610	Präzisionsmanometer, 345 bar	779.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
700G31	4097622	Präzisionsmanometer, 690 bar	779.00
Fluke-700GA4	4353545	Präzisionsmanometer, 1 bar absolut	756.00
Fluke-700GA5	4353550	Präzisionsmanometer, 2 bar absolut	756.00
Fluke-700GA6	4353561	Präzisionsmanometer, 6.9 bar absolut	756.00
Fluke-700GA27	4353577	Präzisionsmanometer, 20 bar absolut	756.00
700HTPK	4124358	Hydraulischer Testpumpensatz, 0 bis 690 bar	1175.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Hochwertiges Hydraulik-Druckpumpen-Kit	1539.00
Fluke 700MTH	4623345	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit BSP-Anschluss	566.00
Fluke 700M20TH	4623338	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit M20-Adapter	566.00
700PCK	100062	Druckmodul-Kalibriersatz	1412.00
Fluke 700PTPK	4124364	Pneumatischer Testpumpensatz, 0 bis 41 bar	616.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Hochwertiges Pneumatik-Druckpumpen-Kit	1422.00
700G/TRACK	4123225	Data logging cable & software	431.00
Fluke-700RG05	4353589	Präzisionsmanometer, Referenz, +2 bar	797.00
Fluke-700RG06	4353592	Präzisionsmanometer, Referenz, 6.9 bar	797.00
Fluke-700RG07	4353605	Präzisionsmanometer, Referenz, 34 bar	797.00
Fluke-700RG08	4353610	Präzisionsmanometer, Referenz, 69 bar	797.00
Fluke-700G10	4353654	Präzisionsmanometer, 140 bar	756.00
Fluke-700RG29	4353622	Präzisionsmanometer, Referenz, 200 bar	864.00
Fluke-700RG30	4353631	Präzisionsmanometer, Referenz, 345 bar	864.00
Fluke-700RG31	4353646	Präzisionsmanometer, Referenz, 690 bar	864.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 5.000 psi	566.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 10.000 psi	673.00
750P00	4352270	Überdruckaufnehmer (0 - 2.5 mbar)	1653.00
750P01	4352281	Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)	1277.00
750P02	4352750	Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar)	1277.00
750P22	4352296	Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar)	1277.00
750P03	4352738	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1277.00
750P23	4352308	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1277.00
750P04	4352313	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1277.00
750P24	4352324	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1277.00
750P05	4352336	Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	1277.00
750P06	4352349	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1277.00
750P27	4352351	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1277.00
750P07	4352360	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1277.00
750P08	4352372	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1277.00
750P09	4352385	Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	1277.00
750P2000	4352397	Überdruckaufnehmer (0 - 140 bar)	1277.00
750P29	4352403	Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	2026.00
750P30	4352415	Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar)	2026.00
750P31	4352426	Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar)	2026.00
750PA3	4352432	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1469.00
750PA4	4352444	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1469.00
750PA5	4352459	Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	1469.00
750PA6	4352467	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1469.00
750PA27	4352471	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1469.00
750PA7	4352480	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1469.00
750PA8	4352498	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1440.00
750PA9	4352500	Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	1440.00
750PV3	4352517	Überdruckaufnehmer (-350 mbar)	1440.00
750PV4	4352521	Überdruckaufnehmer (-1 bar)	1440.00
750PD2	4352539	Überdruckaufnehmer (-70 - 70 mbar)	1440.00
750PD3	4352542	Überdruckaufnehmer (-350 - 350 mbar)	1440.00
750PD10	4352556	Überdruckaufnehmer (-700 - 700 mbar)	1440.00
750PD4	4352563	Überdruckaufnehmer (-1 - 1 bar)	1440.00
750PD5	4352574	Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar)	1440.00
750PD50	4352588	Überdruckaufnehmer (-1 - 3.5 bar)	1440.00
750PD6	4352595	Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar)	1440.00
750PD7	4352602	Überdruckaufnehmer (-1 - 14 bar)	1440.00
750PD27	4352616	Überdruckaufnehmer (-1 - 20 bar)	1440.00
750R04	4352625	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1440.00
750R06	4352633	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1440.00
750R27	4352640	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1440.00
750R07	4352657	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1440.00
750R08	4352669	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1440.00
750R29	4352678	Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	2163.00
750R30	4352684	Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar)	2163.00
750R31	4352691	Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar)	2163.00
750RD5	4352706	Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar)	1619.00
750RD6	4352714	Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar)	1619.00
750RD27	4352723	Überdruckaufnehmer (-0.8 - 20 bar)	1619.00
750P01Ex	4558658	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)	2467.00
750P24Ex	4558686	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	2467.00
750P05Ex	4558664	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	2467.00
750P06Ex	4558673	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	2467.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
750P27Ex	4558699	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	2467.00
750PO9Ex	4558725	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	2467.00
750P29Ex	4558702	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	4215.00
750PA4Ex	4558716	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	2673.00

Zubehör für Prozesskalibratoren			
700HTH-1	2811795	Schlauchset für Hydraulikpumpe	944.00
700ILF	1566730	Feuchtigkeitsfilter	108.00
700LTP-1	2811763	Niederdruckpumpe	1007.00
700-IV	202561	Strommesswiderstand	499.00
700PMP	617131	Handpumpe für Überdruck (10 bar)	704.00
700PRV-1	2811808	Druckreduzierventil für 700HTP	1135.00
700PTP-1	2811774	Pneumatische Testpumpe	907.00
700SC	667425	Serielles Schnittstellenkabel (Fluke 725/725Ex/726)	238.00
700TC1	620119	Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (10 Typen)	145.00
700TC2	620127	Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (5 Typen)	119.00
Fluke 720RTD	4366669	RTD-Messfühler für 721, 721Ex und 719PRO	267.00
787CAL 230	662996	Kalibriermodul (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Akku-Ladegerät	323.00
BE9005 240	946652	Netzteil	299.00
BP7235	668225	NiMH-Akkupack	259.00
C700	606928	Hartschalenkoffer (Serie 700)	359.00
C789	946694	Gepolsterte Tragetasche	201.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1158.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
BP7240	4022220	753/754 Spare Battery	176.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3459.00
BC7240	4022655	Battery Charger (753/754)	50.00
HART Drywell Cable	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	167.00
Fluke-71x	3345825	Schlauchsatz	105.00
Fluke 700TLK	3829398	Process Test Lead Kit	142.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Software Fluke 709H/Track für HART-Kommunikation	457.00
Fluke 720URTD	4382695	Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO	167.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	89.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Flüssigkeits- und Schmutzabscheider für 718 und 719Pro	326.00

Allgemeines Zubehör

Messleitungen, Messspitzen und Messklemmen			
80K-15	618113	High Voltage Probe	301.00
AC175	4101772		30.00
AC220	1610103	Satz SureGrip Krokodilklemmen	48.00
AC280	1610115	Satz SureGrip Hakenklemmen	38.00
AC283	1610144	Satz SureGrip Zangenklemmen	43.00
AC285	1610159	Satz SureGrip große Krokodilklemmen	24.00
AC285-FTP	4073928	Krokodilklemmen und Adapter (FTP-1, FTPL-1)	28.00
AC288	4617784	SureGrip™ Klemmleisten Messspitze	38.00
AC87	1278079	Klemmen für Sammelschienen	50.00
AC89	873448	Industrielle Isolationseinsteckklemme	56.00
BP980	1616807	Steckersatz (4 mm / Banane)	57.00
FTP-1	3869437	Messspitzensatz mit Sicherung	99.00
FTPL-1	3869443	Messspitzensatz mit Sicherungen und Messleitungen	109.00
H900	1616818	Messleitungs-Halter	34.00
Leadwrap	4083525	Klettverschluss-Befestigung für Kabel und Leitungen, 3 St.	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	55.00
T5-RLS	4089137	Ersatzmessleitungs-Satz (T5)	24.00
TL175	3521976	Twist Guard Test Leads	30.00
TL175E	3565554	Twist Guard Messleitungen, 4mm	33.00
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip Industrie Messleitungs-Kit	83.00
TL221	2003602	SureGrip Messleitungsverlängerungssatz	37.00
TL222	2003616	Satz SureGrip Silikon-Messleitungen	37.00
TL223-1	3971184	SureGrip Elektriker Messleitungs-Kit	76.00
TL224	1610198	Satz SureGrip Silikon-Messleitungen	33.00
TL225-1	3971191	SureGrip™ Satz Messleitungen für Streuspannungsadapter	110.00
TL238	2132831	SureGrip High Energy Test Lead Kit	83.00
TL27	668571	Industrieller Messleitungssatz	38.00
TL40	1590606	Messleitungssatz mit abnehmbaren Messspitzen	55.00
TL71-1	3971207	TL71, Messleitungs-Kit	30.00
TL75-1	3971218	TL75, Messleitungs-Kit	25.00
TL76	2032684	Satz universelle Messleitungen	43.00
TL80A-1	3971229	TL80A, Messleitungs-Kit	79.00
TL81A	1277073	Elektronik-Messleitungssatz, Deluxe	165.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
TL910	1616632	Elektronik-Messleitungen (mit Ersatzspitzen)	76.00
TL930	1616671	Verbindungsleitung (60 cm)	19.00
TL932	1616680	Verbindungsleitung (90 cm)	21.00
TL935	1616698	Verbindungsleitungs-Satz (60, 90, 120 cm)	63.00
TL940	1616705	Messleitung mit Mini-Haken	21.00
TL950	1616710	Messleitung mit Mini-Pinzetten	38.00
TL960	1616722	Messleitung mit Mikro-Haken	21.00
TL970	1616793	Haken- und Pinzetten Messleitungssatz	79.00
TLK1550-RTLK	4112351	Fluke 10-kV-Messklemmen mit integrierten robusten Messleitungen	239.00
TLK220	2097022	SureGrip Zubehörkit	153.00
TLK-225	3971234	TLK225, SureGrip Master Set	165.00
TLK281-1	3971241	Satz SureGrip KFZ-Messleitungen	146.00
TLK-282-1	3971252	Satz SureGrip Deluxe KFZ-Messleitungen	186.00
TLK287	3045631	Master-Messleitungssatz für Elektronikanwendungen	175.00
TLK289	3092521	Master-Messleitungssatz für Industrieanwendungen	175.00
TLK290	2435092	Messspitzen Satz	65.00
TLK291	2435108	Messspitzensatz mit Sicherungen	65.00
TP1-1	3971265	TP1, Prüfspitzen	19.00
TP175	3521983	TwistGuard Prüfspitzen, 2mm	21.00
TP175E	3565568	TwistGuard Prüfspitzen, 2mm mit 4mm Adapter	23.00
TP2-1	3971283	TP2, Prüfspitzen	21.00
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip Prüfspitzen	21.00
TP38	1541636	Extrem schmale Messspitzen (isoliert)	19.00
TP74	1541649	Messspitzen mit angespitzten 4-mm-Bananensteckern	21.00
TP80	873455	Elektronik-Messspitzen	41.00
TP912	1616644	Ersatzspitzen für TL910	38.00
TP920	1616659	Messspitzen Adapter Satz	55.00
Stromzangen			
80i-110s	114519	Gleich-/Wechselstromzange (100 A)	779.00
i1000s	1568487	Wechselstromzange (1000 A)	660.00
i1010	617735	Gleich-/Wechselstromzange (1000 A)	474.00
i1010 Kit	2096998	Gleich-/Wechselstromzange (1000A) mit gepolsterter Tragetasche	484.00
i200	664755	Wechselstromzange (200 A)	165.00
i2000 flex	2584912	Flexible Wechselstromzange (2000 A)	330.00
i200s	664760	Wechselstromzange (200 A)	275.00
i30	2584920	Gleich-Wechselstromzange (30A)	440.00
i3000 flex-4PK	2696367	Wechselstromzange (3000 A), 4-pack	1323.00
i3000s	657202	Wechselstromzange (3000 A)	794.00
i3000s flex-24	2584888	Flexible Wechselstromzange (3000A), 610 mm	506.00
i3000s flex-36	2584901	Flexible Wechselstromzange (3000A), 915 mm	606.00
i30s	2584935	Gleich-Wechselstromzange (30A)	606.00
i310s	2840309	Gleich-/Wechselstromzange (300 A)	363.00
i400	2277225	Wechselstromzange (400 A)	165.00
i400s	2277202	Wechselstromzange (400 A)	296.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Stromzange (1750)	387.00
i410	617727	Gleich-/Wechselstromzange (400 A)	275.00
i410 Kit	2097005	Gleich-/Wechselstromzange (400A) mit gepolsterter Tragetasche	319.00
i6000s flex-24	2840311	Wechselstromzange (6000 A)	660.00
i6000s flex-36	2840327	Wechselstromzange (6000 A)	771.00
i800	2840283	Wechselstromzange (800 A)	237.00
Zubehör für die Temperaturmessung			
80AK-A	2747812	Thermoelement-Adapter	35.00
80BK-A	2747801	Integrierter DMM-Temperaturmessfühler (Typ K)	39.00
80CJ-M	833046	Mini-Thermoelementstecker (Typ J)	26.00
80CK-M	779942	Mini-Thermoelementstecker (Typ K)	26.00
80PJ-1	1288191	Blanker Messfühler (Typ J)	28.00
80PJ-9	1288218	Universeller Messfühler (Typ J)	71.00
80PJ-EXT	1288234	Ausgleichsleitungssatz (Typ J)	64.00
80PK-1	750422	Blanker Messfühler (Typ K)	37.00
80PK-10	3439199	Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)	217.00
80PK-11	2724500	Messfühler mit Velcro-Klettbandbefestigung	42.00
80PK-18 Kit	3448859	Oberflächen-Thermoelement für Rohre Satz	352.00
80PK-22	2098684	Tauch-Messfühler	108.00
80PK-24	2098691	Luftmessfühler	141.00
80PK-25	2098706	Einstech-Messfühler	127.00
80PK-26	2098714	Universeller Messfühler	141.00
80PK-27	2098723	Industrieller Oberflächen-Messfühler	385.00
80PK-3A	874610	Oberflächen-Messfühler (Typ K)	242.00
80PK-8	200360	Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)	197.00
80PK-9	1288229	Universeller Messfühler (Typ K)	71.00
80PK-EXT	1288241	Ausgleichsleitungssatz (Typ K)	64.00
80PR-60	2148313	RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)	78.00
80PT-25	2104397	Einstech-Messfühler	112.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
80PT-EXT	1288252	Ausgleichsleitungssatz (Typ T)	64.00
80T-150UA	3190456	Universeller Temperaturmessfühler (für DMM)	303.00
80TK	736736	Thermoelement-Modul (Typ K)	153.00
Taschen und Holster			
C10	897744	Multimeter-Holster	29.00
C100	827055	Multimeter- und Zubehörkoffer	77.00
C101	2437514	Hartschalenkoffer	71.00
C115	2826063	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	68.00
C116	2826074	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	81.00
C120	646189	Hartschalenkoffer (43B/Serie 120)	112.00
C125	646858	Gepolsterte Tragetasche	52.00
C12A	930529	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	36.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	33.00
C1600	2091049	Multimeter- und Zubehörkoffer	43.00
C1620	4359042	Tragetasche	210.00
C190	677401	Hartschalenkoffer (Serie 190)	263.00
C195	677408	Gepolsterte Tragetasche	244.00
C20	708396	Multimeter-Hartschalenkoffer	72.00
C23	1663209	Gepolsterte Tragetasche	29.00
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	61.00
C280	3182785	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	71.00
C33	1664120	Gepolsterte Tragetasche	33.00
C345	3311173	Gepolsterte Tragetasche	86.00
C35	2826056	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	49.00
C43	1663230	Gepolsterte Tragetasche	91.00
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	43.00
C510	1547885	Lederne Multimeter-Tragetasche	85.00
C520A	1629104	Lederne Tester-Tragetasche	65.00
C550	1547919	Multimeter- und Zubehörtasche	143.00
C75	865535	Gepolsterte Zubehörtasche	20.00
C781	619988	Gepolsterte Tragetasche	105.00
C789	946694	Gepolsterte Tragetasche	201.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase for 75X	91.00
C800	896220	Multimeter- und Zubehörkoffer	78.00
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	43.00
CXT170	3352567	Koffer für extreme Bedingungen	185.00
CXT280	3352571	Koffer für extreme Bedingungen	185.00
CXT80	3352559	Koffer für extreme Bedingungen	185.00
CXT1000	4628917	Extrem Hartschalenkoffer	185.00
FLUKEPACK30	4983088	Professioneller Werkzeugrucksack	169.00
H3	1608458	Holster (Serie 330)	47.00
H5	649365	Holster für die T-Serie (Fluke T5)	36.00
H6	2152040	Nylon-Gürteltasche (Fluke 63, 66, 68 und 561)	34.00
H-T6	4910585	Gürtelhalter für T6	36.00
H15	4111533	Holster (Serie T100)	32.00
H80M	2138458	Holster + Magnethalter	45.00
KFZ-Zubehör			
BP880	2150594	Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Stecker	16.00
BP881	2151015	Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Buche	20.00
PV350	919811	Druck-/Vakuummodul	309.00
RPM80	880849	Induktiver Drehzahlnehmer	105.00
SCC128	2100199	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)	933.00
STL90	201233	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190)	258.00
TAS90	614187	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)	72.00
TL28A	1273185	Kfz-Messleitungssatz	63.00
TL82	2150636	KFZ-Stift- und Buchsen-Adapter-Kit	125.00
TP40	1567573	KFZ-Backprobe-Pins (5 Stück) (4 mm)	44.00
TP81	2149098	Isolationseinstechklemmen (4 mm)	61.00
TP82	2149080	Isolationseinstechklemmen (4 mm)	58.00
TP88	2149102	Satz steife Backprobe-Pins	15.00
Diverses Zubehör			
80K-40	382846	Hochspannungstastkopf	309.00
80K-6	532424	Hochspannungstastkopf	172.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	108.00
FOM	200428	Glasfaser-Messzusatz	610.00
FOS-850	200433	Glasfaser-Lichtquelle	368.00
FOS-850/1300	200441	Glasfaser-Lichtquelle	901.00
L200	2096346	Tastkopflampe	26.00
L205	2098588	Mini Kopflampe	34.00
L206	2098595	Deluxe Kopflampe	43.00
L210	2096379	Tastkopflampe + Tastkopferlängerungen	42.00

Modell	Art. nr	Beschreibung	EUR
L215	2096368	Suregrip Kit mit Tastkopflampe und Verlängerung	97.00
LVD1	4571403	Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe	37.00
LVD2	2740300	Spannungsprüfer mit integrierter Taschenlampe	41.00
MC50	2092300	MeterCleaner Reinigungstücher (50er-Paket)	97.00
MC6	2092212	MeterCleaner Reinigungstücher (6er-Paket)	14.00
PV350	919811	Druck-/Vakuumm modul	309.00
SV225	3100477	Streuspannungsadapter	74.00
TPAK	1281997	ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters	43.00
FL-45 EX	4972422	Eigensichere Taschenlampe, 45 Lumen	45.00
FL-120 EX	4972431	Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen	69.00
FL-150 EX	4972446	Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen	89.00
HL-200 EX	4972410	Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen	89.00

Fuses			
943121	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	4.80
803293	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	8.80
830828	830828	Fuse, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	7.90
2279339	2279339	Fuse, A:315mA (f), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	11.30
740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.70

Software			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Upgrade	142.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
SCC120E	646684	FlukeView Software + USB-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Serie 120)	477.00
SCC120F	646692	FlukeView Software + RS-232-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Fluke 123)	477.00
SCC120G	646700	FlukeView Software + USB-Kabel + Hartschalenkoffer (Serie 120)	477.00
SCC190	671826	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190	668.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00

Seminar Boxes			
Inhouse-Seminar	4710593	1-Tag Fachseminar in IHREM Haus	1750.00
1-Tag VDE Bestimmungen	4684753	1-Tag Fachseminar zu den VDE Bestimmungen	370.00
3-Tage VDE Bestimmungen	4684748	3-Tage Fachseminar zu den VDE Bestimmungen	810.00
4-Tage VDE Bestimmungen	4684730	4-Tage Intensiv Fachseminar zu den VDE Bestimmungen	950.00
5-Tage VDE Bestimmungen	4684727	5-Tage Spezialseminar zu den VDE Bestimmungen	1120.00
1-Tag Thermografie	4625089	1-Tag Fachseminar Thermografie	370.00
2-Tage Thermografie	4625077	2-Tage Fachseminar Thermografie Wartung	710.00
5-Tage Thermografie Stufe I	4625108	5-Tage Fachseminar Thermografie Stufe 1 Training	2000.00
5-Tage Thermografie Stufe II	4710579	5-Tage Fachseminar Thermografie Stufe 2 Training	2200.00
Prüfung Stufe I	4625092	Theromografie Stufe 1 Prüfung	600.00
Prüfung Stufe II	4710587	Theromografie Stufe 2 Prüfung	700.00

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: (069) 2 22 22 02 00

Telefax: (069) 2 22 22 02 01

E-mail: info@de.fluke.nl

Web: www.fluke.de

Beratung zu Produkteigenschaften und Spezifikationen:

Telefon: (07684) 8 00 95 45

Beratung zu Anwendungen, Software und Normen:

Telefon: 0900 1 35 85 33

(☐ 0,99 pro Minute aus dem deutschen Festnetz, zzgl.

MwSt., Mobilfunkgebühren können abweichen)

E-mail: hotline@fluke.com