

Listino prezzi Fluke strumenti di misura

Validità dal 01.03.2023

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - Serie 3000			
FLK-3000FC	4401595	Fluke 3000FC Multimetro TRMS, 1000V, 400mA AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, Fluke Connect	423
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Fluke 3000FC/1AC-II Kit composto da Fluke 3000FC e Fluke 1AC-II	605
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Fluke 3000FC/EDA2 Kit composto da Fluke 3000FC, borsa morbida e accessori di misura	546
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC/TPAK Multimetro Fluke 3000FC con gancio magnetico TPAK	470
FLK-A3000FC	4401588	Fluke A3000FC Pinza amperometrica 400A AC, datalogger, Fluke Connect	272
FLK-A3000FC KIT	4465618	Fluke A3000FCKIT Kit composto da Fluke 3000FC e A3000FC con borsa di trasporto	605
FLK-A3001FC	4459439	Fluke A3001FC Modulo e pinza amperometrica iFlex 2500A AC, datalogger, Fluke Connect	318
FLK-A3001FC KIT	4465665	Fluke A3001FCCKIT Kit composto da Fluke 3000FC e A3001FC con borsa di trasporto	651
FLK-A3002FC	4459442	Fluke A3002FC Modulo per Fluke i410 o i1010 (non incluse), datalogger, Fluke Connect	182
FLK-A3003FC	4629295	Fluke A3003FC Modulo e pinza amperometrica 2000A DC, datalogger, Fluke Connect	773
FLK-A3004FC	4629301	Fluke A3004FC Modulo e minipinza amperometrica 4-20 mA DC, datalogger, Fluke Connect	909
FLK-T3000FC	4401563	Fluke T3000FC Modulo di temperatura tipo K, -200 +1372°C, datalogger, Fluke Connect	272
FLK-T3000FC KIT	4465652	Fluke T3000FC Kit composto da Fluke 3000FC e T3000FC con borsa di trasporto	605
FLK-V3000FC	4401556	Fluke V3000FC Modulo di tensione 1000V AC, 6000pt, datalogger, Fluke Connect	287
FLK-V3000FC KIT	4465641	Fluke V3000KIT Kit composto da Fluke 3000FC e V3000FC con borsa di trasporto	605
FLK-V3001FC	4459421	Fluke V3001FC Modulo di tensione 1000V DC, 6000pt, datalogger, Fluke Connect	287
FLK-V3001FC KIT	4467777	Fluke V3001KIT Kit composto da Fluke 3000FC e V3001FC con borsa di trasporto	605
FLK-3540 KIT UK/EU	5081559		3601
Fluke Connect - Accessori			
FLUKE-IR3000FC	4460436	Fluke IR3000FC Adattatore IR/Fluke Connect per strumenti con comunicazione IR	202
Multimetri digitali			
Multimetri Serie 110			
C50	762823	Fluke C50 Custodia morbida 19.2x9x3.8cm	58
FLUKE-113 EUR	3088053	Fluke 113 Multimetro TRMS, 600V, AC/DC, 6000pt, VCHECK™	174
FLUKE-114 EUR	2583552	Fluke 114 Multimetro TRMS, 600V, AC/DC, 6000pt, retroilluminazione	236
FLUKE-115 EUR	2583583	Fluke 115 Multimetro TRMS, 600V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione	279
FLUKE-116 EUR	2583601	Fluke 116 Multimetro TRMS, 600V, 600µA AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, temperatura	335
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Fluke 116/323 KIT composto da: Fluke 116 e Fluke 323	476

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke 116/62 MAX+ Kit composto da: Fluke 116 e Fluke 62 Max+	431
FLUKE-117 EUR	2583647	Fluke 117 Multimetro TRMS, 600V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, LoZ	349
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Fluke 117/323 Kit composto da: Fluke 117 e Fluke 323	453
FLUKE-117/PRV240	4636971	Fluke 117/PRV240 Kit composto da: Fluke 117 e PRV240	454
Multimetri Serie 170			
C90	466029	Fluke C90 Custodia morbida con cerniera, tasca interna e anello per cintura 20.5x90x7.2cm	56
FLUKE-175 EGFID	1592901	Fluke 175 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 6000pt	343
FLUKE-177 EGFID	1592874	Fluke 177 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione	415
FLUKE-179 EGFID	1592842	Fluke 179 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, temperatura e retroilluminazione	490
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Fluke 179/EDA2 Kit composto da: Fluke 179+TL224+T-L910+AC280+80BK+TPAK+C35	560
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179-2/IMSK Kit composto da Fluke 179, Fluke 323, 80BK-A, TL75, AC175	606
Multimetri Serie 200			
BC500TDMM	4820410	Fluke BC500TDMM Alimentatore per Fluke serie BT5xx e Fluke 279FC	178
C280	3182785	Fluke C280 Custodia morbida 23x18.5x6.5cm	96
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287/FVF/IR3000 Kit composto da: Fluke 287, software FlukeView® Forms e Fluke IR3000	1159
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289/FVF/IR3000 Kit composto da: Fluke 289, software FlukeView® Forms e Fluke IR3000	1237
FLUKE-233 EU	3469334	Fluke 233 Multimetro con display remotabile TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione	493
FLUKE-279FC I/B	4989200	Fluke 279FC Multimetro TRMS, 1000V AC/DC con sensore termografico 102x77, iFlex e batteria extra	1441
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Fluke 279FC/IFLEX Multimetro TRMS 1000V, 400mA AC/DC, 6000pt, con sensore termografico e iFlex 2500A AC/DC	1310
FLUKE-287/EUR	3947781	Fluke 287 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 50000pt, banda 100kHz, datalogger	897
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Fluke 287/FVF Kit composto da: Fluke 287 e software FlukeView Forms	1052
FLUKE-289/EUR	3947801	Fluke 289 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 50000pt, banda 100kHz, datalogger, LoZ	976
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Fluke 289/FVF Kit composto da: Fluke 289 e software FlukeView® Forms	1086
FLUKE-289/IMSK	3449156	Fluke 289/IMSK Kit composto da: Fluke 289, i400, TL71, AC175	961
Multimetri Serie 20			
C25	681114	Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm	83
FLUKE-27II/EUR	3947770	Fluke 27-II Multimetro 1000V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, IP67	770
FLUKE-28II/EUR	3947820	Fluke 28-II Multimetro TRMS, 1000V, 10 AC/DC, 20000pt, retroilluminazione, temperatura, IP67	770
FLUKE-28IIEX	4017165	Fluke 28IIEX Multimetro TRMS, 1000V, 10 AC/DC, 20000pt, retroilluminazione, temperatura, IP67, ATEX	1847

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
Multimetri Serie 70			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Fluke 77-4/EUR Multimetro 1.000 V, 10A AC/DC, 6000opt, resistenza, capacità e frequenza	605
Multimetri Serie 80			
C25	681114	Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm	83
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Pacchetto con multimetro digitale Fluke 87V MAX e puntali MC4 PVLEAD1	782
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Fluke 83-5 Multimetro 1000V, 10A AC/DC, 6000opt, banda 5kHz, retroilluminazione	642
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Fluke 87-5/E2K Kit composto da Fluke 87-5, TPAK, TL224, TP238	807
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Fluke 87-5 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 20000opt, banda 20kHz, retroilluminazione, temperatura	671
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V/IMSK Kit composto da Fluke 87-5, i400, TL71, AC175	779
FLUKE-87V-MAX	5140033	Fluke 87V-MAX Multimetro TRMS IP67, 1000V, 10A AC/DC, 6000opt, retroilluminazione, temperatura	739
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Fluke 87V-MAX/E2 KIT composto da Fluke 87V-MAX, custodia e accessori	872
Multimetri a pinza			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Pacchetto con multimetro a pinza Fluke 393 FC e puntali MC4	801
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Pacchetto con multimetro a pinza Fluke 393 FC, misuratore di irraggiamento IRR1, puntali MC4	1136
FLUKE-323	4152628	Fluke 323 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e frequenza	183
FLUKE-324	4152637	Fluke 324 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e temperatura	237
FLUKE-325	4152643	Fluke 325 Multimetro a pinza 400A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza, frequenza e temperatura	320
FLUKE-353	2840252	Fluke 353 Multimetro a pinza 2000A AC/DC, frequenza	915
FLUKE-355	2840265	Fluke 355 Multimetro a pinza 2000A, 1000V AC/DC, frequenza e resistenza	1110
FLUKE-365/E	3790607	Fluke 365/E Multimetro a pinza con ganaschia removibile 600A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza	381
FLUKE-368 FC	4709907	Fluke 368 FC Pinza per correnti di dispersione, 10uA..60A, AC, datalogger, frequenza, 40mm, Fluke Connect	977
FLUKE-369 FC	4709934	Fluke 369 FC Pinza per correnti di dispersione, 10uA..60A, AC, datalogger, frequenza, 61mm, Fluke Connect	1016
FLUKE-373/E	3790564	Fluke 373/E Multimetro a pinza 600A, 600V AC, TRMS	381
FLUKE-374 FC	4696001	Fluke 374FC Multimetro a pinza 600A, 1000V AC/DC, TRMS, Fluke Connect	544
FLUKE-375 FC	4695932	Fluke 375FC Multimetro a pinza 600A, 1000V AC/DC, TRMS, datalogger, frequenza, Fluke Connect	639
FLUKE-376 FC	4695861	Fluke 376FC Multimetro a pinza 1000A, 1000V AC/DC, TRMS, iFlex 2500A AC, datalogger, frequenza, Fluke Connect	703
FLUKE-377 FC/E	5111858	Multimetro a pinza per misurare la tensione CA/CC senza contatto a vero valore RMS Fluke 377 FC con iFlex	688
FLUKE-377/E	5225745	Multimetro a pinza per misurare la tensione CA/CC senza contatto a vero valore RMS Fluke 377 con iFlex	740
FLUKE-378 FC/E	5225723	Multimetro a pinza per misurare la tensione senza contatto AC/DC TRMS Fluke 378 FC con iFlex	794

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-378/E	5225761	Multimetro a pinza per misurare la tensione senza contatto AC/DC TRMS Fluke 378 con iFlex	855
FLUKE-381	3610452	Fluke 381 Multimetro a pinza 1000A, 1000V AC/DC, TRMS, iFlex 2500A AC, display remoto	853
FLUKE-393/E	5274939	Fluke 393/E Multimetro a pinza a vero valore RMS 393 CAT III 1500 V con iFlex, no FC	797
FLUKE-393FC/E	5274900	Multimetro a pinza a vero valore RMS 393 FC CAT III 1500 V con iFlex	797
FLUKE-902 FC	4695814	Fluke 902 Multimetro a pinza TRMS 200uA DC, 600A AC, 600V AC/DC, temperatura, per HVAC, Fluke Connect	426
FLUKE-I2500-10	3676410	Fluke i2500-10 Pinza flessibile 2500A AC, L= 10 pollici per serie Fluke 37x e Fluke 279 FC	197
FLUKE-I2500-18	3676405	Fluke i2500-18 Pinza flessibile 2500A AC, L= 18 pollici per serie Fluke 37x e Fluke 279 FC	197
H3	1608458	Fluke H3 Custodia morbida per Fluke serie 330 23.1x9x6.4cm	61
PVLEAD1	5301188	Set di puntali da MC4 a 4MM, nero/rosso	53,56
PVLEAD3	5301195	MC4 Set di morsetti per energia solare	86,77
Multimetri da banco			
FVF-SC4	2687335	Fluke FVF-SC4 Software FlukeView Forms e cavo per Fluke 8845A,8846A, 8808A e Fluke serie 45x	428
FVF-SC5	2791314	Fluke FVF-SC5 Software FlukeView® Forms base per serie 884X	246
FVF-UG	1576741	Fluke FVF-UG Aggiornamento software FlukeView Forms	201
Automotive			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Fluke 88-5/A KIT Set con Fluke 88-5 e accessori per automotive	958
Attrezzi			
IB117KEUR	5195045	IB117K Multimetro per elettricisti Fluke 117 + Starter kit con utensili manuali (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)	489
IB117L	5133953	IB117L Multimetro per elettricisti Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	367
IB117M	5133966	IB117M Multimetro per elettricisti Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	390
IB179K-EGFID	5133994	IB179K Multimetro digitale TRMS Fluke 179 + Starter kit con utensili manuali (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)	612
IB179L-EGFID	5133975	IB179L Multimetro digitale TRMS Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	489
IB179M-EGFID	5133982	IB179M Multimetro digitale TRMS Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	513
IB376KEUR	5195061	IB376K Multimetro a pinza Fluke 376 FC + Starter kit con utensili manuali isolati (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)	819
IB376L	5134134	IB376L Multimetro a pinza Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	710
IB376M	5134141	IB376M Multimetro a pinza Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	734
IB875KEUR	5195050	IB875K Multimetro industriale Fluke 87-5 + Starter kit con utensili manuali (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)	795
IB875L	5134096	IB875L Multimetro industriale Fluke 87-5 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	672
IB875M	5134107	IB875M Multimetro industriale Fluke 87-5 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	696
IBT6KEUR	5195077	IBT6K Tester elettrico T6-1000 + Starter kit con utensili manuali (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)	489

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
IKPK7	5067392	IKPK7 Zaino portastrumenti Pack30 + Starter kit con utensili manuali isolati (5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate)	471
IKPL3	5067377	IKPL3 Kit di 3 pinze isolate, 1.000 V	195
IKSC7	5067345	IKSC7 Kit di cacciaviti isolati composto da 7 pezzi, 1.000 V (3 piatti, 2 Phillips, 2 quadrati)	155
IKST7	5067389	IKST7 Starter kit con utensili manuali isolati: 5 cacciaviti isolati e 3 pinze isolate, 1.000 V	315
INCP8	5067267	INCP8 Pinza universale isolata Lineman, 8 pollici, 200 mm, 1.000 V	65
INDC8	5067244	INDC8 Tronchese a tagliente diagonale rinforzato isolato, 8 pollici, 200 mm, 1.000 V	78
INLP8	5067232	INLP8 Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale, 8 pollici, 200 mm, 1.000 V	72
INPP10	5067259	INPP10 Pinza pompa isolata di facile utilizzo, 10 pollici, 250 mm, 1.000 V	92
IPHS1	5067306	IPHS1 N. 1 cacciavite a croce. Certificato a 1000 V CA e 1500 V CC.	24
IPHS2	5067314	Fluke IPHS2 N. 2 cacciaviti a croce. Certificato a 1000 V CA e 1500 V CC.	30
ISLS3	5067271	ISLS3 Cacciavite isolato a testa piatta, 3/32x3 pollici, 2,5 mm x 75 mm, 1.000 V	21
ISLS5	5067280	ISLS5 Cacciavite isolato a testa piatta, 5/32x4 pollici, 4 mm x 100 mm, 1.000 V	21
ISLS8	5067298	ISLS8 Cacciavite da 125 mm con lama a taglio da 6 mm. Certificato a 1000 V CA e 1500 V CC.	30
ISQS1	5067323	ISQS1 Cacciavite isolato a punta quadrata, 1, 4 pollici, 100 mm, 1.000 V	29
ISQS2	5067338	ISQS2 Cacciavite isolato a punta quadrata, 2, 5 pollici, 125 mm, 1.000 V	29
RUP8	5081598	RUP8 Custodia avvolgibile porta utensili	26
Tester elettrici			
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Fluke 1AC-E1-II-5PK Confezione da 5 di Fluke-1AC-E2-II	157
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Fluke 2AC/200-1000V5L Rilevatore di tensione a torcia, 200..1000V AC (Conf. 5 pezzi)	145
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Fluke 2AC/200-1000V Rilevatore di tensione a torcia, 200..1000V AC	41
FLUKE-1000FLT	4472387	Fluke 1000FLT Tester per lampade fluorescenti	321
FLUKE-1AC-E2-II	2432971	Fluke 1AC-E2 Rilevatore di tensione senza contatto 200..1000V	41
FLUKE-2042	2435038	Fluke 2042 Rilevatore di cavi fino 2.5m profondità (trasmettitore + ricevitore)	1098
FLUKE-2042T	2435045	Fluke 2042-T Trasmettitore di ricambio per Fluke 2042	571
FLUKE-9040EUR	4014969	Fluke 9040EUR Indicatore senso ciclico delle fasi 40..700V, display LCD, autoalimentato	292
FLUKE-9062	2435077	Fluke 9062 Indicatore senso ciclico delle fasi 120..400V a LED e rotazione motore senza contatto	268
FLUKE-T110	4016950	Fluke T110 Tester a due poli per continuità, tensione, rotazione fasi, torcia, indicatore LED	110
FLUKE-T130	4016961	Fluke T130 Tester a due poli per continuità, tensione, rotazione fasi, torcia, display LCD	166
FLUKE-T150	4016977	Fluke T150 Tester a due poli per continuità, tensione, rotazione fasi, torcia, resistenza, display LCD	191
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke T150/PRV240 Kit composto da T150 e PRV240	379
FLUKE-T90	4016945	Fluke T90 Tester a due poli per continuità, tensione, indicatore LED	78
H5	649365	Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5	50

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
H-T6	4910585	Fluke H-T6 Custodia per Fluke T6 con gancio per cintura	50
LVD1A	4571403	Fluke LVD1A Rilevatore di tensione da 40V a 300V AC, CAT IV-600V e torcia LED	49
LVD2	2740300	Fluke LVD2 Rilevatore di tensione da 90V a 600V AC, CAT IV-600V	56
PRV240	4566209	Fluke PRV240 Unità di prova per multimetri	226
PRV240FS	4910310	Fluke PRV240FS Unità di prova per multimetri e serie T6	216
T5-1000 EUR1	659570	Fluke T5-1000 Tester di tensione corrente 1000V AC/DC - 100A AC	249
T5-600 EUR1	659612	Fluke T5-600 Tester di tensione corrente 600V AC/DC - 100A AC	223
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Fluke T5-600/62MAX+/1ACE Kit composto da: Fluke T5-600, Fluke 62 Max+ e Fluke 1AC	362
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Fluke T5-H5-1AC KIT Set con T5-1000/H5 e Fluke 1AC	278
T6-1000/EU	4910257	Fluke T6-1000 Tester di tensione senza contatto, 1000V AC, 200A AC, resistenza	368
T6-1000PRO/EU	5134758	Tester elettrico Fluke T6-1000 PRO	378
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Fluke T6-600/62MAX+/1ACE Kit composto da Fluke T6-600, Fluke 62MAX+, Fluke 1AC e Fluke C60	419
T6-600/EU	4910322	Fluke T6-600 Tester di tensione senza contatto, 600V AC, 200A AC, resistenza	288
TL1500DC	5313782	Puntali isolati Fluke TL1500DC	40
Livelle laser			
Livelle laser a 3 punti			
PLS 3G KIT	5009378	PLS 3G KIT composto da PLS 3G Z, PLS BP5, PLS FS, PLS MLB, PLS GRT4	342
PLS 3G Z	5009369	PLS 3G Z Livella laser a 3 punti verde	286
PLS 3R KIT	5009357	PLS 3R KIT composto da PLS 3R Z, PLS BP5, PLS FS, PLS MLB, PLS RRT4	289
PLS 3R Z	5009340	PLS 3R Z Livella laser a 3 punti rosso	230
Livelle laser a 5 punti			
PLS 5G KIT	5009414	PLS 5G KIT composto da PLS 5G Z, PLS BP5, PLS FS, PLS MLB, PLS-10090, PLS GRT4	459
PLS 5G Z	5009406	PLS 5G Z Livella laser a 5 punti verde	405
PLS 5R KIT	5009391	PLS 5R KIT composto da PLS 5R Z, PLS BP5, PLS FS, PLS MLB, PLS-10090, PLS RRT4	397
PLS 5R Z	5009384	PLS 5R Z Livella laser a 5 punti rosso	355
Livelle laser a punti e linee			
PLS 6G RBP KIT	5116068	PLS 6G RBP KIT livella laser verde a punti e a linee incrociate con batterie ricaricabili	667
PLS 6G RBP SYS	5116079	PLS 6G RBP SYS Sistema livella laser verde a punti e a linee incrociate con batterie ricaricabili	800
PLS 6G Z	5009461	PLS 6G Z Livella laser a punti e linee verde	546
PLS 6R RBP KIT	5195802	PLS 6R RBP KIT livella laser rosso a punti e a linee incrociate con batteria ricaricabile	533
PLS 6R RBP SYS	5195833	PLS 6R RBP SYS Sistema livella laser rosso a punti e a linee incrociate con batteria ricaricabile	667
PLS 6R Z	5009423	PLS 6R Z Livella laser a punti e linee rosso	420
Livelle laser a croce			
PLS 180G RBP KIT	5116087	PLS 180G RBP KIT livella laser verde a linee incrociate con batterie ricaricabili	465

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
PLS 180G RBP SYS	5116093	PLS 180G RBP SYS Sistema livella laser verde a linee incrociate con batterie ricaricabili	533
PLS 180G Z	5017287	PLS 180G Z Livella laser a linee verde	402
PLS 180R RBP KIT	5195840	PLS 180R RBP KIT livella laser rosso a linee incrociate con batteria ricaricabile	373
PLS 180R RBP SYS	5195857	PLS 180R RBP SYS Sistema livella laser rosso a linee incrociate con batteria ricaricabile	465
PLS 180R Z	5017279	PLS 180R Z Livella laser a linee rosso	313
Livelle laser a tre piani			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Laser rosso a tre piani, solo strumento	353
PLS 3X360R KIT	5114127	Laser rosso a tre piani, kit	565
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Laser verde a tre piani, solo strumento	439
PLS 3X360G KIT	5114153	Laser verde a tre piani, kit	620
PLS HGI3X360R	5204916	PLS HGI3X360R Inserto in vetro alloggiamento per PLS 3X360R	31
PLS HGI3X360G	5214800	Inserto in vetro alloggiamento PLS per PLS 3X360G	31
PLS 3X360 MLB	5214817	Staffa magnetica a L con regolazione micrometrica e regolazione dell'altezza	59
PLS 3X360 CB	5214821	Staffa a soffitto utilizzata con PLS 3X360 MLB	32
PLS 3X360 HC	5221067	Custodia Rigida Stampata Mediante Soffiatura PLS 3X360	24
Livelle laser rotanti			
Livelle laser rotanti orizzontali			
PLS H2 KIT	5022496	PLS H2 KIT composto da PLS H2 Z, PLS BP10, PLS RBP10, PLS XLD, PLS XLD CLAMP, PLS TPOD500, PLSGR16	1469
PLS H2 Z	5022470	PLS H2 Z Livella a laser rotante, orizzontale, rosso	807
Livelle laser rotanti manuali			
PLS HV2G KIT	5022520	PLS HV2G KIT composto da PLS HV2R Z, PLS BP10, PLS RBP10, PLS RC2, PLS XLD, PLS XLD CLAMP, PLS WCB10, PLS GRT4, PLS TPOD500, PLS GR16	1960
PLS HV2G Z	5022535	PLS HV2G Z Livella a laser rotante, allineamento manuale, verde	1216
PLS HV2R KIT	5022558	PLS HV2R KIT composto da PLS HV2R Z, PLS BP10, PLS RBP10, PLS RC2, PLS XLD, PLS XLD CLAMP, PLS WCB10, PLS RRT4, PLS TPOD500, PLS GR16	1806
PLS HV2R Z	5022501	PLS HV2R Z Livella a laser rotante, allineamento manuale, rosso	1049
Accessori livelle laser			
PLS BC20	5022618	PLS BC20 Cavo di ricarica per PLS RBP10	47
PLS BP5	5031952	PLS BP5 Pacco batterie per livelle PLS 3R e G, PLS 5R e G, PLS 6R e G, PLS 180R e G	56
PLS C18	4985124	PLS C18 Valigetta rigida per livelle laser PLS	109
PLS FS	5031929	PLS FS Supporto da pavimento per livelle PLS 3, 5, 6	20
PLS GR16	5022652	PLS GR16 Metro L=5m, sistema metrico EU e US	65
PLS GRT4	5022634	PLS GRT4 Target riflettente magnetico verde	17
PLS MLB	5031934	PLS MLB Staffa magnetica a L per livelle PLS 3, 5, 6, 180	58
PLS RBC5	5031965	PLS RBC5 Cavo di ricarica per batteria RBP5 con adattatori	17
PLS RBP10	5022607	PLS RBP10 Pacco batterie ricaricabili per livelle laser rotanti PLS H2 e HV2	96
PLS RBP5	5023322	PLS RBP5 Batteria agli ioni di litio per livelle laser PLS con cavo di ricarica e adattatori	85
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	RBP5 SINGLE PK Pacco batterie agli ioni di litio RBP5 per livelle lineari e puntatori laser PLS	72
PLS RC2	5022564	PLS RC2 Telecomando per livelle rotanti PLS H2 e HV2	80

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
PLS RRT4	5022629	PLS RRT4 Target riflettente magnetico rosso	17
PLS WCB10	5022641	PLS WCB10 Suporto da parete o soffitto per livelle laser rotanti H2 e HV2	122
PLS XLD	5037696	PLS XLD Rilevatore per livelle laser rotanti PLS H2 e HV2	270
PLS XLD CLAMP	5037709	PLS XLD CLAMP pinza per livelle laser rotanti PLS H2 e HV2	47
PLS-HGI180G	5067797	PLS-HGI180G Inserto per vetro di ricambio solo per livelle laser PLS 180G	32
PLS-HGI180R	5042463	PLS-HGI180R Inserto per vetro di ricambio solo per livelle laser PLS 180R	32
PLS-HGI3G	5067760	PLS-HGI3G Inserto per vetro di ricambio per livelle laser PLS 3G	32
PLS-HGI3R	5042439	PLS-HGI3R Inserto per vetro di ricambio solo per livelle laser PLS 3R	32
PLS-HGI5G	5067772	PLS-HGI5G Inserto per vetro di ricambio per livelle laser PLS 5G	32
PLS-HGI5R	5042442	PLS-HGI5R Inserto per vetro di ricambio solo per livelle laser PLS 5R	32
PLS-HGI6G	5067785	PLS-HGI6G Inserto per vetro di ricambio solo per livelle laser PLS 6G	32
PLS-HGI6R	5042456	PLS-HGI6R Inserto per vetro di ricambio solo per livelle laser PLS 6R	32
Metri laser			
FLUKE-417D	5099292	Fluke 417D Metro laser 40m, IP54	134
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Fluke 417D/62Max+ kit composto da Fluke 417D e Fluke 62Max+	235
FLUKE-424D	4106866	Fluke 424D Metro laser 100m, IP54	526
Analizzatori di batterie			
Analizzatori di batterie			
FLUKE-BT510	4489970	Fluke BT510 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..30hm, 1000V AC/DC	3982
FLUKE-BT520	4489981	Fluke BT520 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..30hm, 1000V AC/DC, coppia sonde R+N con display	5060
FLUKE-BT520ANG	5104752	Fluke BT520ANG Analizzatore di batterie BT520 con sonde di test angolate	6153
FLUKE-BT521	4489996	Fluke BT521 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..30hm, 400A 1000V AC/DC, temperatura, coppia sonde R+N con display	5545
FLUKE-BT521ANG	5104765	Fluke BT521ANG Analizzatore di batterie BT521 con sonde di test angolate	6707
Accessori per analizzatori di batterie			
BC500	4542299	Fluke BC500 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke BT5xx	181
BP500	4542300	Fluke BP500 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke BT5xx	150
BT500-PROBE-TIP	4561297	Fluke BT500 Punte di ricambio per sonde serie Fluke BT5xx	181
BTL10	4542264	Fluke BTL10 Coppia di sonde per Fluke BT510	483
BTL20	4542273	Fluke BTL20 Coppia di sonde per Fluke BT520	743
BTL20ANG	4969588	Fluke BTL20ANG Sonda interattiva per analizzatore di batterie con punta ad angolo	984
BTL21	4542286	Fluke BTL21 Coppia di sonde per Fluke BT521	927
BTL-A	4542258	Fluke BTL-A Adattatore di tensione per serie Fluke BT5xx, ingresso boccola	59
I410	617727	Fluke i410 Pinza amperometrica 0.1..400A AC/DC, uscita mV banana	381
Tester di isolamento			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Fluke 1587KIT/62MAX+ Kit composto da: Fluke 1587/1400 e Fluke 62Max+	1284
FLUKE-1503	2427883	Fluke 1503 Tester d'isolamento, 500/1000V, 2GOhm, continuità 200mA	562
FLUKE-1507	2427890	Fluke 1507 Tester d'isolamento, 50/100/250/500/1000V, 10GOhm, continuità 200mA	699
FLUKE-1550C	3665021	Fluke 1550C Tester d'isolamento, 250..5kV, 1 Tohm, pinze coccodrillo, software, borsa morbida	5762
FLUKE-1550C FC	4977402	Fluke 1550C FC Misuratore di isolamento 250V..5kV, 0..1TOhm, Fluke Connect	5762

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Fluke 1550C KIT Set composto da Fluke 1550C, custodia IP67 e certificato di calibrazione	6352
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Fluke 1550C/KIT Kit composto da Fluke 1550C con valigia rigida e certificato di calibrazione	6352
FLUKE-1555	3665056	Fluke 1555 Tester d'isolamento, 250..10kV, 2 Tohm, pinze coccodrillo, software, borsa morbida	6352
FLUKE-1555 FC	4977519	Fluke 1555 FC Misuratore di isolamento 250V..10kV, 0..2TOhm, Fluke Connect	6352
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Fluke 1555 FC KIT Set composto da Fluke 1555 FC, custodia IP67 e certificato di calibrazione	6938
FLUKE-1555/KIT	3665111	Fluke 1555/KIT Kit composto da Fluke 1555 con valigia rigida e certificato di calibrazione	6938
FLUKE-1577	2157280	Fluke 1577 Multimetro 1000V, 400mA AC/DC con misura di isolamento 500/1000V	886
FLUKE-1587 FC	4691215	Fluke 1587FC Multimetro 1000V, 400mA AC/DC, con misura di isolamento 50/100/250/500/1000V	1069
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	Fluke 1587/i400 FC Kit composto da Fluke 1587 FC e Fluke i400	1140
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Fluke 1587/MDT FC Kit con Fluke 1587 FC, Fluke i400 e Fluke 9040	1424
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke IR3000FC1550 Connettore Fluke Connect per serie Fluke 155x	315
FVF-BASIC	2396957	Fluke FVF-BASIC Software + cavo ottico/USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Fluke FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cavo	374
IR189USB	2428108	Fluke IR189USB Cavo ottico/USB per multimetri serie 18x, 28x	72
Tester per impianti			
1662 ITDK FTT KIT	5317714	FLUKE 1662 ITDK KIT, TESTER DI INSTALLAZIONE + TRUTEST ADV	1539
1662 SCH FTT KIT	5317706	FLUKE 1662 SCH KIT, TESTER DI INSTALLAZIONE + TRUTEST ADV	1539
1663 ITDK FTT KIT	5317750	FLUKE 1663 ITDK KIT, TESTER DI INSTALLAZIONE + TRUTEST ADV	1988
1663 SCH FTT KIT	5317745	FLUKE 1663 SCH KIT, TESTER DI INSTALLAZIONE + TRUTEST ADV	1988
1664FC ITDK FTT KIT	5311877	1664FC ITDK TESTER DI INSTALLAZIONE ITAL, DAN + TRUTEST ADV.	2151
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH TESTER DI INSTALLAZIONE SHUKO + TRUTEST ADV.	2361
ES165X	2104706	Fluke ES165X Kit di 2 picchetti, 3 bobine, pinze coccodrillo e borsa di trasporto (165x e 166x)	227
FLK-1662 ITDK	4546932	Fluke 1662 Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, G, S, isolamento 500...1000V, loop	1255
FLK-1662 SCH	4546944	Fluke 1662 SCH Tester Fluke 1662 con spina Schuko	1255
FLK-1663 ITDK	4547005	Fluke 1663 Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, B, G, S, isolamento 500...1000V, loop e terra	1713
FLK-1663 SCH	4546980	Fluke 1663 SCH Tester Fluke 1663 con spina Schuko	1713
FLK-1664FC ITDK	4596184	Fluke 1664FC Tester Multifunzione per CEI64/8, RCD tipo A, AC, B, G, S, isolamento 500...1000V, loop e terra, Fluke Connect	2133
FLK-1664FC SCH	4547054	Fluke 1664FC SCH Tester Fluke 1664FC con spina Schuko	2133
FLK-166X-MTC-IT	4601096	Fluke 166XMTC-IT Cavo di test con spina italiana per serie Fluke 166x	79
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-MTC-SCH Cavo di test con spina Schuko per serie Fluke 166x	79
FLK-FEV300/KIT ITDK	5363638	ADATTATORE DI PROVA CARICA VEICOLI ELETTRICI CON SPINA DI TIPO 2 E 1664FC ITDK	2800
FLK-FEV300/KIT SCH	5363614	ADATTATORE DI PROVA CARICA VEICOLI ELETTRICI CON SPINA DI TIPO 2 E 1664FC SCH	2800
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Codice di licenza software Fluke TruTest - Lite - 10 workstations	2466

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLK-TRUATEST-ADV	5265319	Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced	461
FLK-TRUATEST-ADV-M10	5315182	Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced - 10 workstations	3951
FLK-TRUATEST-ADV-M5	5315175	Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced - 5 workstations	1975
FLK-TRUATEST-CD	5265337	Software Fluke Truetest - CD (Escluso il codice di licenza)	46
FLK-TRUATEST-LITE	5265304	Codice di licenza software Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUATEST-LITE-M5	5315194	Codice di licenza software Fluke TruTest - Lite - 5 workstations	1233
FVF-SC2	1576734	Fluke FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cavo	374
IR189USB	2428108	Fluke IR189USB Cavo ottico/USB per multimetri serie 18x, 28x	72
TL165X	2107756	Fluke TL165X Set di accessori di misura su quadri per serie 165x, 166x	171
TP165X	2107742	Fluke TP165X Puntale remoto con pulsante di test per serie 165x, 166x e 150x	123
ZERO ADAPTER	3261925	Fluke ZERO ADAPTER Accessorio per azzeramento resistenza cavi (serie Fluke 165xB)	56
Tester per l'eMobility			
FLK-FEV300/TY2	5347987	ADATTATORE DI PROVA CARICA VEICOLI ELETTRICI CON SPINA DI TIPO 2, INTL	959
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	ADATTATORE DI PROVA CARICA VEICOLI ELETTRICI CON SPINA DI TIPO 1 E 2, INTL	1099
FLK-FEV300/BASIC	5348008	ADATTATORE DI PROVA PER RICARICA EV, INTERNAZIONALE	600
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	SPINA TIPO 2 PER ADATTATORE DI PROVA PER RICARICA EV, INTERNAZIONALE	370
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	SPINA DI TIPO 1 PER ADATTATORE DI PROVA CARICA VEICOLI ELETTRICI, INTL	380
Tester fotovoltaico			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Kit analizzatore fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/KIT	5499
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Kit analizzatore fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/PRO	5999
FLK-IRR1-SOL	5218288	Misuratore di irraggiamento solare	408
Tester per apparecchiature portatili			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Codice di licenza software Fluke TruTest - Lite - 10 workstations	2466
FLK-TRUATEST-ADV	5265319	Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced	461
FLK-TRUATEST-ADV-M10	5315182	Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced - 10 workstations	3951
FLK-TRUATEST-ADV-M5	5315175	Codice licenza software Fluke Truetest - Advanced - 5 workstations	1975
FLK-TRUATEST-CD	5265337	Software Fluke Truetest - CD (Escluso il codice di licenza)	46
FLK-TRUATEST-LITE	5265304	Codice di licenza software Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUATEST-LITE-M5	5315194	Codice di licenza software Fluke TruTest - Lite - 5 workstations	1233
Tester di terra/massa			
C1620	4359042	Fluke C1620 Borsa morbida per serie Fluke 162x 41x47.4x13.5cm	285
CABLE REEL 25M BL	4343731	Fluke CABLE REEL 25M BL Rocchetta cavo blu, L=25m	93
CABLE REEL 25M GR	4343746	Fluke CABLE REEL 25M GR Rocchetta cavo verde, L=25m	93
CABLE REEL 50M RD	4343754	Fluke CABLE REEL 50M RD Rocchetta cavo rosso, L=50m	104
EARTH STAKE	4325492	Fluke EARTH STAKE Picchetto per misuratori di terra	93
EI-1623	2577115	Fluke EI-1623 Set di 2 pinze per misure selettive da usare con Fluke 162x-2	991
EI-1625	2577126	Fluke EI-1625 Set di 2 pinze per misure selettive da usare con Fluke 1625	1185
EI-162BN	2577159	Fluke EI-162BN Kit misure selettive per piloni da usare con Fluke 162x kit	2970
ES-162P3-2	4359377	Fluke ES-162P3-2 Set di 3 picchetti e 2 rocchette cavo per Fluke 162x, L=50m	356

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
ES-162P4-2	4359389	Fluke ES-162P4-2 Set di 4 picchetti e 3 rocchette cavo per Fluke 162x, L=50m	518
FLUKE-1623-2	4325155	Fluke 1623-2 Tester di resistenza e resistività di terra, 3 o 4 poli	2005
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Fluke 1623-2 KIT Set composto da Fluke 1623-2, 4 picchetti, 3 rocchette, 2 pinze per misure selettive e borsa	3416
FLUKE-1625-2	4325162	Fluke 1625-2 Tester di resistenza e resistività di terra, 3 o 4 poli, controllo automatico frequenza	3341
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Fluke 1625-2 KIT Set composto da Fluke 1625-2, 4 picchetti, 3 rocchette, 2 pinze per misure selettive e borsa	4903
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Fluke 1630-2 FC Pinza per misure di resistenza di terra 0.025..15000hm e dispersione 0.2mA..40A, Fluke Connect	2037
Strumenti per il controllo della qualità dell'aria negli ambienti chiusi			
FLUKE-922	2679822	Fluke 922 Manometro/flussometro portatile per pressione differenziale	964
FLUKE-922/KIT	2679831	Fluke 922/KIT Kit di Fluke 922 con custodia rigida e tubo di Pitot	1123
FLUKE-971	2418208	Fluke 971 Termoigrometro -20 +60°C, 5/95% umidità relativa	385
FLUKE-985	4131397	Fluke 985 Contatore di particelle 0.3..10um, datalogger, USB, Ethernet	6328
FLUKE-CO-205	664714	Fluke CO-205 Kit aspiratore gas per Fluke CO-220	270
FLUKE-CO-220	664711	Fluke CO-220 Misuratore di monossido di carbonio, 0..1000ppm	801
PT12	2740212	Fluke PT12 Tubo di Pitot per Fluke 922	176
RLD2	3387163	Fluke RLD2 Torcia UV per individuare perdite gas refrigerante	79
Termometri digitali			
8OPR-60	2148313	Fluke 8OPR-60 Termoresistenza -40 + 260°C, connettore jack per Fluke 66 e 68	110
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Fluke 62MAX+/323/1AC Kit composto da: Fluke 62 Max+, Fluke 323 e Fluke 1AC	347
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke 116/62 MAX+ Kit composto da: Fluke 116 e Fluke 62 Max+	431
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Fluke 51-2 Termometro digitale - 1 canale	452
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Fluke 52-2 Termometro digitale - 2 canali	572
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Fluke 53-2 B 50Hz Termometro a contatto, 1ch termocoppie, con data logger	650
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Fluke 54-2 B 50Hz Termometro a contatto, 2ch termocoppie, con datalogger	798
FLUKE-561	2558118	Fluke 561 Termometro a infrarossi e contatto -40 +550°C, D:S=12:1	210
FLUKE-566	2837799	Fluke 566 Termometro a infrarossi e contatto -40 °C +650 °C, D:S=30:1	586
FLUKE-568	2837806	Fluke 568 Termometro a infrarossi e contatto -40 °C +800 °C, D:S=50:1	732
FLUKE-568EX	4321662	Fluke 568EX Termometro a infrarossi e contatto -40°C +800°C, D:S=50:1, ATEX	1811
FLUKE-572-2	4328074	Fluke 572-2 Termometro a infrarossi -30 +900°C, D:S=60:1	866
FLUKE-62 MAX	4130474	Fluke 62 MAX Termometro a infrarossi con puntatore laser, -30 +500°C, D:S=10:1	128
FLUKE-62 MAX +	4130488	Fluke 62 MAX+ Termometro a infrarossi con laser doppio, -30 +650°C, D:S=12:1	148
FLUKE-64 MAX	4856105	Fluke 64 Max, Termometro a infrarossi con datalogger, -30 +600°C, D:S=20:1	189
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Fluke T5-600/62MAX+/1ACE Kit composto da: Fluke T5-600, Fluke 62 Max+ e Fluke 1AC	362

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
Termografia industriale			
EDBC290	5077735	EDBC290 Caricabatterie a due vani con cavo e adattatori	518
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Fluke 3.8MM/1M sonda 1m x 5.5mm, camera frontale per Fluke DS701 e DS703	899
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5.5MM,0.7M SCOPE, BORESCOPE PROBE ACC- 0.7M SCOPE W/ ARTICULATING PROBE	1699
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Fluke 5.5MM/1M sonda 1m x 5.5mm, camera frontale per Fluke DS701 e DS703	649
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Fluke 8.5MM/1.2M sonda 1.2m x 8.5mm, camera frontale e laterale per Fluke DS701 e DS703	510
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Fluke 8.5MM/3M sonda 3m x 8.5mm, camera frontale e laterale per Fluke DS701 e DS703	761
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Fluke 9MM/20M sonda 20m x 9mm per Fluke DS701 e DS703	2534
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Fluke DS NECK Tracolla opzionale per videoscopi Fluke DS701 e DS703	64
FLK-DS703 FC	4962665	Fluke DS703 FC Videoscopio di ispezione, Display 7" 1200x720 sonda 1.2m x 8.5mm, camera frontale e laterale, Fluke Connect	2999
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Telecamera acustica industriale Fluke ii900	20417
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	Fluke ii900ARRAY CVRS, coperchio di ricambio per videoscopio ii900	91
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	Fluke ii900 HAND STRAP, fascia di sostegno per la mano per videoscopio ii900	38
FLK-II910	5233904	Fluke ii910 Telecamera acustica di precisione	23905
Termocamere			
Termocamere portatili			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Fluke PTI120 9Hz Termocamera tascabile 120x90, 400C, 7.6mRad, Wifi, display 3.5"	888
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ 9Hz termocamera portatile 120x90, 150°C, 7.6mRad, wifi, display 3.5"	1501
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+ MAX 9Hz termocamera portatile 120x90, 150°C, 7.6mRad, wifi, display 3.5"	1732
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Termocamera Fluke TiS55+ 27 Hz	2861
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Termocamera Fluke TiS55+ 9 Hz	2861
Termocamere ad alta risoluzione			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480-PRO 60Hz Termocamera 640x480, 1000°C, 0.93mRad, Wifi, display 3.5"	12859
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Termocamera 640x480, 1000°C, 0.93mRad, Wifi, display 3.5"	12859
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60+ 30Hz termocamera portatile 320x240, 400°C, 1.86mRad, wifi, display 3.5"	3812
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60+ 9Hz termocamera portatile 320x240, 400°C, 1.86mRad, wifi, display 3.5"	3812
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Termocamera Fluke TiS75+ 27 Hz	4769
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Termocamera Fluke TiS75+ 9 Hz	4769
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Fluke TiX580 60Hz Termocamera 640x480, 1000°C, 0.93mRad, Wifi, display 5.7"	17327
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Fluke TiX580 9Hz Termocamera 640x480, 1000°C,0.93 mRad, Wifi, display 5.7"	16175

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
Termocamere ad alta risoluzione fisse			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Fluke 0.75X-WIDE-LENS Obiettivo grandangolare IR per termocamera	1384
FLK-2X- LENS	4961163	Fluke 2X-LENS Teleobiettivo IR 2x per termocamera	2768
FLK-4X-LENS	4961188	Fluke 4X-LENS Teleobiettivo IR 4x per termocamera	6200
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Termocamera fissa Fluke RSE300	13529
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Termocamera fissa Fluke RSE300	13529
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Termocamera fissa Fluke RSE600	19225
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Termocamera fissa Fluke RSE600	19225
FLK-RSE-MB	4961344	Fluke RSE-MB Staffa di montaggio per termocamera serie Fluke RSE	169
FLK-RSE-ST	4973844	Fluke RSE-ST Supporto di fissaggio per termocamera serie Fluke RSE	183
Accessori per termocamere			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Fluke LENS/25MAC2 Obiettivo IR macro da 25 micron per termocamera	5751
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Fluke LENS/4XTELE2 Teleobiettivo IR 4x per termocamera	7954
FLK-LENS/TELE2	4335350	Fluke LENS/TELE2 Teleobiettivo IR 2x per termocamera	1752
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Fluke LENS/WIDE2 Obiettivo grandangolare IR per termocamera	1752
FLK-MACRO-LENS	4961195	Fluke MACRO-LENS Obiettivo IR macro da 25 micron per termocamera	4155
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Fluke TI-BLUETOOTH Auricolari per serie Fluke TiS, TiX e Ti200, Ti300, Ti400, Ti450, Ti480	105
FLK-TI-EYEPiece EU	4949720	Fluke TI-EYEPiece Visore remoto per termocamera Ti450 SF6	1186
FLK-TI-SBC3B	4354922	Fluke TI-SBC3B Base di ricarica per due batterie serie Fluke Ti200, 300, 400, 450, 480 e serie TiS	261
FLK-TI-SBP3	3440365	Fluke TI-SBP3 Batteria ricaricabile, con indicatore a led di carica per termocamere Fluke serie Ti, TiS	202
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Fluke TI-TRIPOD2 Suporto per treppiede per termocamere serie TiS e Ti200, Ti300, Ti400. Ti450, Ti480	130
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Fluke TI-TRIPOD3 Accessorio per montaggio treppiede per serie Fluke TiS e Ti200, 300, 400, 450, 480	130
FLK-TI-VISOR2	3996500	Fluke TI-VISOR2 Visore parasole per termocamere Ti200, Ti300, Ti400. Ti450, Ti480	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Fluke TI VISOR3 Visore parasole termocamere Ti300+, Ti401 PRO, Ti480 PRO, TiX501, TiX580	105
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Fluke TIX5X-LENS CAP Tappo per obiettivo termocamere serie TiX5xx	21
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Fluke TIX5XX-HAND Fascia laterale per mano regolabile per serie Fluke TiX5xx	21
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Fluke TiX5XX-HDMI Cavo video HDMI per serie Fluke TiX5xx	25
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Fluke TIX5XX-NECK Tracolla regolabile per serie Fluke TiX5xx	41
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Fluke TIX5XX-SBP4 Pacco batterie per Fluke TiX5xx	169
Ti20-RBP	2577796	Fluke Ti20-RBP Pacco batterie ricaricabili (Ti20 e serie TiR)	235
Ti-CAR CHARGER	3039779	Fluke Ti-CAR CHARGER Caricatore da auto per termocamera	169
Finestre per ispezione quadri elettrici			
FLK-050-CLKT	3460346	Fluke 050-CLKT Finestra IR, diam. 50mm, tenuta arco 50kA, IP65	229
FLK-075-CLKT	3460387	Fluke 075-CLKT Finestra IR, diam. 75mm, tenuta arco 50kA, IP65	313
FLK-100-CLKT	3460439	Fluke 100-CLKT Finestra IR, diam. 100mm, tenuta arco 50kA, IP65	420
FLUKE-CV200	4326955	Fluke CV200 ClirVu® Finestra IR, diam. 50mm, tenuta arco 63kA, IP67	297
FLUKE-CV300	4326962	Fluke CV300 ClirVu® Finestra IR, diam. 75mm, tenuta arco 63kA, IP67	406
FLUKE-CV301	4338164	Fluke CV301 ClirVu® Finestra IR, diam. 75mm, tenuta arco 63kA, IP67 con chiave di sicurezza	435

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-CV400	4326996	Fluke CV400 ClirVu® Finestra IR, diam. 100mm, tenuta arco 63kA, IP67	569
FLUKE-CV401	4338173	Fluke CV401 ClirVu® Finestra IR, diam. 100mm, tenuta arco 63kA, IP67 con chiave di sicurezza	569
Oscilloscopi			
Oscilloscopi Serie 120			
FLUKE-123B/EU	4755659	Fluke 123B Oscilloscopio 20 MHz, 2 ch, Fluke Connect	2120
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Fluke 123B/S Kit composto da Fluke 123B e software	2685
FLUKE-124B/EU	4755731	Fluke 124B Oscilloscopio 40 MHz, 2 ch, Fluke Connect	2544
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Fluke 124B/S Kit composto da Fluke 124B e software	3110
FLUKE-125B/EU	4755818	Fluke 125B Oscilloscopio 40 MHz, 2 ch, armoniche, potenza, bus, Fluke Connect	3038
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Fluke 125B/S Kit composto da Fluke 125B e software	3606
Oscilloscopi Serie 190			
FLUKE-190-062-III	5282331	Strumento di misura ScopeMeter 190-062-III	3607
FLUKE-190-062-III-S	5282354	Strumento di misura ScopeMeter 190-062-III con kit	4113
FLUKE-190-102-III	5282368	Strumento di misura ScopeMeter 190-102-III	4436
FLUKE-190-102-III-S	5282379	Strumento di misura ScopeMeter 190-102-III con kit	4946
FLUKE-190-104-III	5282393	Strumento di misura ScopeMeter 190-104-III	4994
FLUKE-190-104-III-S	5282417	Strumento di misura ScopeMeter 190-104-III con kit	5503
FLUKE-190-202-III	5282439	Strumento di misura ScopeMeter 190-202-III	5007
FLUKE-190-202-III-S	5282442	Strumento di misura ScopeMeter 190-202-III con kit	5518
FLUKE-190-204-III	5282463	Strumento di misura ScopeMeter 190-204-III	5714
FLUKE-190-204-III-S	5282474	Strumento di misura ScopeMeter 190-204-III con kit	6223
FLUKE-190-502-III	5282495	Strumento di misura ScopeMeter 190-502-III	6167
FLUKE-190-502-III-S	5282508	Strumento di misura ScopeMeter 190-502-III con kit	6678
FLUKE-190-504-III	5282513	Strumento di misura ScopeMeter 190-504-III	6393
FLUKE-190-504-III-S	5282524	Strumento di misura ScopeMeter 190-504-III con kit	6903
Oscilloscopi con analisi motori			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Analizzatore dell'azionamento motore Fluke MDA-550	8169
SB-500	5011046	Fluke SB-500 set di 3 spazzole di ricambio per Fluke MDA-500 e Fluke 190	356
SVS-500	5011031	Fluke SVS-500 kit misura tensioni d'albero per Fluke MDA-500 e Fluke 190	473
Accessori per oscilloscopi			
AC120	646163	Fluke AC120 Mini pinze coccodrillo R+N+G per puntali 2mm	65
AS400	3894880	Fluke AS400 Set di punte e coccodrilli industriali per sonde VPS400	153
BC190/830	4821057	Carica batterie universale per serie Fluke-190	257
BHT190	3379374	Fluke BHT190 Set adattatori DB-9, M-12, RJ-45 per bus industriali	500
BP120MH	2544081	Fluke BP120MH Pacco batterie NiMH per Fluke serie 120, Fluke 43 e 43B	139
BP190	677390	Fluke BP190 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 190	281
BP290	4025762	Fluke BP290 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke 190-II	332
BP291	3894688	Fluke BP291 Pacco batterie agli ioni di litio, alta capacità, per serie Fluke 190-II	466
C120B	4744391	Fluke C120B Borsa morbida per oscilloscopi serie Fluke 12xB	192
C125	646858	Fluke C125 Custodia morbida con tasca esterna 19.2x14.1x5.8cm	71
C190	677401	Fluke C190 Valigetta rigida per serie Fluke 190	358
C195	677408	Fluke C195 Borsa morbida 23.1x51.3x23.1cm	330

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
C290	3894803	Fluke C290 Valigetta rigida per serie Fluke 190II	299
CS20MA	677393	Fluke CS20MA Shunt di corrente 30V, 4..20mA, banana/banana	137
CXT293	5292356	CUSTODIA PROTETTIVA ROBUSTA, SERIE 190-III	267
EBC290	3894906	Fluke EBC290 Base di ricarica per batterie Fluke BP290 e BP291	148
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	SOFTWARE, PACCHETTO SOFTWARE PER PC PER SCOPEMETER FLUKEVIEW-2	315
HC200	2086410	Fluke HC200 Set di clip a uncino, 2 rosse, 2 grigie	57
HH290	3894844	Fluke HH290 Gancio di fissaggio a sportelli per oscilloscopi Serie 190	106
MA190	1567481	Fluke MA190 Kit di accessori per uso medicale (serie 190)	632
OC4USB	2166266	Fluke OC4USB Cavo di interfaccia ottico/USB per Serie 12x, 19x, 43x	226
PM8907/830	4328690	Fluke PM8907 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke 12x	257
PM9080/101	1641983	Fluke PM9080/101 Cavo/adattatore interfaccia ottico/seriale (RS232)	377
PM9081/001	916093	Fluke PM9081/001 Adattatore da BNC maschio a banana (BNC centrale)	72
PM9082/001	916163	Fluke PM9082/001 Adattatore da BNC maschio a banana (BNC laterale)	72
PM9091/001	935598	Fluke PM9091/001 Set di 3 cavi BNC femmina/BNC femmina, 500hm, L= 1.5m, R+N+G	169
PM9092/001	935601	Fluke PM9092/001 Set di 3 cavi coassiali BNC/BNC L=0,5 m, R+N+G	148
PM9093/001	935593	Fluke PM9093/001 Adattatore da BNC maschio a BNC femmina doppio	99
RS120-III	4023947	Fluke RS120-III Set punte e coccodrilli per sonde Fluke STL120-III e VPS4xx	153
RS400	3894867	Fluke RS400 Grip e coccodrillo per sonde VPS400	122
RS500	4025886	Fluke RS500 Set di accessori per sonde VPS500	220
SCC 198	2100208	Fluke SCC198 Kit di ricerca guasti per automotive per ScopeMeter (serie 190)	1267
SCC120B	4744423	Fluke SCC120B Kit composto da borsa morbida di trasporto, gancio magnetico e software (cavo escluso) per serie 120B	706
SCC190EFG	671826	SCC190 Kit composto da valigia di trasporto e software con cavo USB per 190 (serie obsoleta)	908
SCC290	3894826	Fluke SCC290 Kit composto da valigia di trasporto e software per serie 190	553
SCC293	5292363	KIT SOFTWARE, CUSTODIA CXT293 E CONNETTIVITÀ WI/FI, SERIE 190-III	553
SCC298	4138312	Fluke SCC298 Set ricerca guasti per Automotive per oscilloscopi serie Fluke 19x-II	1346
SP120B	4744414	Fluke SP120B Pellicola di protezione schermo per serie Fluke 120B	63
STL120-III	4023901	Fluke STL120-III Coppia di puntali schermati R+G serie Fluke 120 e Fluke 120B	269
STL120-IV	4744340	Fluke STL120-IV Set 2 sonde di tensione 600V per serie Fluke 120B CAT IV	225
STL90	201233	Fluke STL90 Kit di cavi di test schermati, uscita BNC x serie 120/190	352
SW90W	3894923	Fluke SW90W Software FlukeView per oscilloscopi	503
TAS90	614187	Fluke TAS90 Set 4 adattatori 4mm e 4 pin 4mm per connessione banana	99
TRM50	4025864	Fluke TRM50 Adattatore BNC maschio / BNC femmina	264
UA120	4744384	Fluke UA120 Adattatore USB/sonde per oscilloscopi	63
VPS101	3086317	Fluke VPS101 Sonda di tensione BNC 1:1, nera, 30MHz, 1,2m	306
VPS210-G	3086247	Fluke VPS210-G Sonda di tensione BNC 10:1, grigia, 200MHz, 1,2m	306
VPS210-R	3086235	Fluke VPS210-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 200MHz, 1,2m	306
VPS212-G	3086286	Fluke VPS212-G Sonda di tensione BNC 10:1, grigia, 200MHz, 2,5m	306
VPS212-R	3086273	Fluke VPS212-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 200MHz, 2,5m	306

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
VPS220-G	3086300	Fluke VPS220-G Sonda di tensione BNC 100:1, grigia, 200MHz, 1,2m	306
VPS220-R	3086299	Fluke VPS220-R Sonda di tensione BNC 100:1, rossa, 200MHz, 1,2m	306
VPS40-III	4023920	Fluke VPS40-III Sonda di tensione per Fluke serie 120B, 10:1, nera, 40 MHz, 1,2m	178
VPS41	4744378	Fluke VPS41 Sonda di tensione per Fluke serie 120B, nera, 40 MHz, 1,2 m	220
VPS410-II-B	4276937	Fluke VPS410-II-B Sonda di tensione BNC 10:1, blu, 500 MHz, 1,2 m	290
VPS410-II-G	4276943	Fluke VPS410-II-G Sonda di tensione BNC 10:1, grigia, 500 MHz, 1,2 m	290
VPS410-II-R	4276928	Fluke VPS410-II-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 500 MHz, 1,2m	290
VPS410-II-V	4276955	Fluke VPS410-II-V Sonda di tensione BNC 10:1, verde, 500 MHz, 1,2m	290
VPS510-B	4025796	Fluke VPS510-B Sonda di tensione BNC 10:1, blu, 500 MHz, 1,2m	290
VPS510-G	4025801	Fluke VPS510-G Sonda di tensione BNC 10:1, grigia, 500 MHz, 1,2m	290
VPS510-R	4025781	Fluke VPS510-R Sonda di tensione BNC 10:1, rossa, 500 MHz, 1,2m	290
VPS510-V	4025812	Fluke VPS510-V Sonda di tensione BNC 10:1, verde, 500 MHz, 1,2m	290
Analizzatori di rete			
1742-6/UPGRADE	4920964	Fluke 1742-6/UPGRADE Upgrade da 1742 a 1746	2435
1742-8/UPGRADE	4920973	Fluke 1742-8/UPGRADE Upgrade da 1742 a 1748	4500
1746-8/UPGRADE	4920986	Fluke 1746-8/UPGRADE Upgrade da 1746 a 1748	2435
C437-II	4116743	Fluke C437-II Valigia rigida con rotelle serie Fluke 43x	707
FLUKE-1732/B	4706566	Fluke 1732/B Registratore di energia, trifase, 1000V AC, WiFi	2996
FLUKE-1732/EUS	4706548	Fluke 1732/EUR Registratore di energia, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi	3341
FLUKE-1734/B	4706582	Fluke 1734/B Registratore di energia, trifase, 1000V AC, WiFi, bluetooth, FC	3405
FLUKE-1734/EUS	4706594	Fluke 1734/EUS Registratore di energia, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC	3744
FLUKE-1736/B	4563561	Fluke 1736/B Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, WiFi, bluetooth	5286
FLUKE-1736/EUS	4534519	Fluke 1736/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth	5300
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Fluke-1736/EUS-GOLD Registratori trifase di Power Quality Fluke 1736 -Gold Edition	3692
FLUKE-1738/B	4588378	Fluke 1738/B Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, wi-fi, FC, EN50160	5447
FLUKE-1738/EUS	4563577	Fluke 1738 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC, EN50160	6123
FLUKE-1738/GOLD-IGF	5350529	Registratori trifase di Power Quality Fluke 1738 - Gold Edition	3960
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Fluke 1742/15/EUS Registratore di energia, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=60cm, Wifi, Ethernet	4644
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Fluke 1742/30/EUS Registratore di energia, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 3000A AC L=60cm, Wifi, Ethernet	4644
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Fluke 1742/B/EUS Registratore di energia, trifase, 1000V AC, Wifi, Ethernet	4247
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Fluke 1746/15/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=60cm, Wifi, Ethernet	6379
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Fluke 1746/30/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 3000A AC L=60cm, Wifi, Ethernet	6379
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Fluke 1746/B/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, Wifi, Ethernet	5973

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Fluke 1748/15/EUS Analizzatore Power Quality Classe A, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=60cm, Wifi, Ethernet	7988
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Fluke 1748/30/EUS Analizzatore Power Quality Classe A, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 3000A AC L=60cm, Wifi, Ethernet	7988
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Fluke 1748/B/EUS Analizzatore Power Quality Classe A, trifase, 1000V AC, Wifi, Ethernet	7610
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Fluke 1760 BASIC, analizzatore di rete trifase, no pinze, Classe A	15437
FLUKE-1760 INTL	2630744	Fluke 1760 INTL, analizzatore di rete trifase con 4 pinze 1000A AC, Classe A	17886
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Fluke 1760TR INTL, analizzatore di rete trifase con 4 pinze 1000A AC, transistori 10MHz	23601
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Fluke 1760TR BASIC, analizzatore di rete trifase, no pinze, transistori 10MHz, Classe A	21155
FLUKE-1773	5117269	Analizzatore di rete Fluke 1773	6585
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773/analizzatore di rete di base (senza sonde)	5869
FLUKE-1775	5117278	Analizzatore di rete Fluke 1775	8664
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775/analizzatore di rete di base (senza sonde)	7913
FLUKE-1777	5126630	Analizzatore di rete Fluke 1777	10975
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777/analizzatore di rete di base (senza sonde)	10184
FLUKE-430-II/MA	4779032	Fluke 430-II/MA Aggiornamento per analisi motore per serie Fluke 43x-II	2897
FLUKE-VR1710	3030923	Fluke VR1710 Registratore della qualità della tensione (monofase)	1221
Accessori per analizzatori di rete			
177X BATT W/HOUSING	5272862	BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 177X	112
17XX CABLE MARKER	5312406	SET MARCATURA CAVI FLUKE-17XX	122
3140R	2650136	Fluke 3140R Pinza amperometrica 2A-400A per Fluke 1750	560
3210-PR-TF-II	4531769	Fluke 3210-PR-TF-II Pinza flessibile 1000A AC, L=61cm per Fluke 1750	869
3310-PR-TF-II	4531778	Fluke 3310-PR-TF-II Pinza flessibile 5000A AC, L=61cm per Fluke 1750	1160
3PHVL-17XX	5014802	Fluke 3PHVL-17XX, set cavo piatto per tensione 3 fasi + neutro per serie 17xx	121
3PHVL-17XX-5M	5014816	Fluke 3PHVL-17XX-5M, set cavo piatto per tensione 3 fasi + neutro per serie 17xx, L=5m	169
ANTENNA CABLE	5263915	CAVO D'ANTENNA, 5 M	491
BP120MH	2544081	Fluke BP120MH Pacco batterie NiMH per Fluke serie 120, Fluke 43 e 43B	139
BP1730-BATTERY	4389436	Fluke BP1730-BATTERY Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke 173x	55
C1777	5307460	CUSTODIA RIGIDA C1777	800
C177X/6000	5307472	BORSA MORBIDA C177X	328
C17XX	4637381	Fluke C17XX Borsa morbida per serie Fluke 173x	162
CS1750/1760	2673962	Fluke CS1750/1760 Borsa morbida per Fluke 1750 e Fluke 1760	357
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	Fluke 1736/UPGRADE Licenza di upgrade dal Fluke 1736 al Fluke 1738	837
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Fluke FLK-174X_3541-HANGER Kit gancio	86
FLK-WIFI/BLE	4591273	Fluke Adattatore WiFi/BLE	197
FLUKE MA-C8	4945842	Fluke MA-C8 Adattatore per cordone di alimentazione serie Fluke-174x	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Fluke 1730-CABLE Adattatore 2 ingressi 0..10V e 0..1000V DC per connettore AUX serie Fluke 17xx	41
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Fluke 1730-HANGER Gancio magnetico per serie Fluke 173x	78
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Fluke 174X GPS-REC Antenna ricevitore GPS	463

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-1750/CASE	2650124	Fluke 1750/CASE Custodia rigida per Fluke 1750	769
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke 1750/SEAT Licenza SEAT per Fluke 1750	1227
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke 1750/SITE Licenza SITE per Fluke 1750	6139
FLUKE-17XX AUX	4717827	Fluke 17XX AUX Adattatore 2 ingressi 0..10V e 0..1000V DC per connettore AUX serie Fluke 17xx	187
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL, set puntali 1000V CAT III, impilabili/non impilabili, 18cm	49
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M Set puntali blu 2m, spina non impilabile e due pinzette a cocodrillo	37
FLUKE-I400S-EL	4974743	Fluke i400S-EL Pinza amperometrica per serie Fluke 17xx	330
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	Fluke i400S-EL Set di 3 pinze i400-EL	878
FLUKE-PQ400	4920947	Fluke PQ400 Finestra di misurazione elettrica con 4 x cavo maschio-maschio da 2 m	2301
FLUKE-PQ400/B	5075807	Fluke PQ400/B Finestra di misurazione elettrica di base senza accessori	1816
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Fluke PQ-MARKER Set di indicatori cavo 3P+N+PE	13
FS17X5-TF-II	4531791	Fluke FS17x5 RF-II Set 4 pinze flessibili 3000A per Fluke 1735 e serie 1740	2238
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Fluke FS17XX IP65-TF-II Set 4 pinze flessibili 3000A, IP65 per Fluke 1735 e serie Fluke 1740	2622
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Fluke FS17XX-1PH-TF-II pinza flessibile 3000A per Fluke 1735 e serie Fluke 1740	565
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Fluke FS3KA/6KA-TF-4-II Set 4 pinze flessibili 3000A/6000A L=91cm	2177
FTP17XXPQ	4954311	Fluke FTP17XXPQ Set di 4 puntali e cocodrilli (3R+1N) con fusibili 11A	216
GPS-TIME SYNC	2539223	Fluke GPS Modulo di sincronizzazione dell'ora (Fluke 1760)	597
I17XX-BNC-M2F	5076304	Fluke I17XX-BNC-M2F Cavo 4 pin maschio a BNC femmina da 0,1 m (1 pezzo)	121
I17XX-BNC-M2M	5076297	Fluke I17XX-BNC-M2M Cavo 4 pin maschio a BNC maschio da 2 m (1 pezzo)	121
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	Fluke I17XX-FLEX1.5KIP Pinza flessibile 1500A AC, L=30cm per serie Fluke 17xx	302
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Fluke I17XX-FLEX1.5KIP/3PK Set composto da 3 Fluke I17XX-FLEX1.5KIP	719
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Fluke I17XX-FLEX1.5KIP/4PK Set composto da 4 Fluke I17XX-FLEX1.5KIP	960
I17XX-FLEX1500	4637328	Fluke I17XX-FLEX1500 Pinza flessibile 1500A AC L=30cm per serie Fluke 17xx	229
I17XX-FLEX1500/24	5171005	Sonda di corrente I17XX-FLEX1500 24	225
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Fluke I17XX-FLEX1500/3PK Kit composto da 3 Fluke I17XX-FLEX1500	667
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Fluke I17XX-FLEX1500/4PK Kit composto da 4 Fluke I17XX-FLEX1500	869
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Fluke I17XX-FLEX2M-M2M1P Cavo collegamento per serie Fluke 17xx a Fluke PQ400	182
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Fluke I17XX-FLEX2M-M2M4P Set composto da 4 Fluke I17XX-FLEX2M-M2M1P	698
I17XX-FLEX3000	4637343	Fluke I17XX-FLEX3000 Pinza flessibile 3000A AC L=61cm per serie Fluke 17xx	247
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Fluke I17XX-FLEX3000/3PK Kit composto da 3 I17XX-FLEX3000	710
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Fluke I17XX-FLEX3000/4PK Kit composto da 4 I17XX-FLEX3000	929
I17XX-FLEX3KIP	4921032	Fluke I17XX-FLEX3KIP Pinza flessibile 3000A AC,L=61cm per serie Fluke 17xx	302
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Fluke I17XX-FLEX3KIP/3PK Set composto da 3 Fluke I17XX-FLEX3KIP	719

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Fluke I17XX-FLEX3KIP/4PK Set composto da 4 Fluke I17XX-FLEX3KIP	960
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Fluke I17XX-FLEX5M-EXT Prolunga per pinze flessibili, L=5m per serie Fluke 17xx	181
I17XX-FLEX6000	4637362	Fluke I17XX-FLEX6000A Pinza flessibile 6000A AC L=91cm per serie Fluke 17xx	261
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Fluke I17XX-FLEX6000A/3PK Set composto da 3 I17xx-FLEX6000A	754
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Fluke I17XX-FLEX6000A/4PK Set composto da 4 I17xx-FLEX6000A	987
I17XX-FLEX6KIP	4921071	Fluke I17XX-FLEX6KIP Pinza flessibile 6000A AC, L=121cm per serie Fluke 17xx	359
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Fluke I17XX-FLEX6KIP/3PK Set composto da 3 Fluke I17XX-FLEX6KIP	838
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Fluke I17XX-FLEX6KIP/4PK Set composto da 4 Fluke I17XX-FLEX6KIP	1077
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Fluke I1A/10A CLAMP PQ1 Mini-pinza monofase, 1A/10A	611
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Fluke I1A/10A Confezione da 3 mini-pinze, 3 fasi 1A/10A	748
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Fluke I1A/10A Confezione da 4 mini-pinze, 4 fasi 1A/10A	1060
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Fluke I20A/200A Confezione da 3 mini-pinze, 3 fasi 20A/200A	748
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Fluke I20A/200A Confezione da 4 mini-pinze, 4 fasi 20A/200A	1060
I400	2277225	Fluke i400 Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita banana 1mA/A	230
I400S	2277202	Fluke i400s Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita BNC 1mV/A	411
I40S-EL3X	4637396	Fluke i40S-EL3X Pinza amperometrica 40mA..4A / 0.4A..40A per serie Fluke 17xx	295
I40S-EL3X/3PK	4637409	Fluke i40S-EL3X/3PK Set di 3 pinze i40S-EL3X	826
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Fluke I430-FLEXI-TF-II Pinza flessibile 6000A AC L=61cm per serie Fluke 43x-II	575
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Fluke I430-FLEXI-TFII-4P Set composto da no. 4 I430-FLEXI-TF-II	1748
I430-FLX-TFII-12	4621205	Fluke I430-FLX-TFII-12 Pinza flessibile 6000A AC L=30cm per serie Fluke 43x-II	590
I430-FLX-TFII-48	4621231	Fluke I430-FLX-TFII-48 Pinza flessibile 6000A AC L=121cm per serie Fluke 43x-II	738
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	Fluke I5 A/50A Mini-pinza monofase, 5A/50A	611
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Fluke I5A/50A Confezione da 3 mini-pinze, 3 fasi 5A/50A	748
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Fluke I5A/50A Confezione da 4 mini-pinze, 4 fasi 5A/50A	1060
I5S	2508467	Fluke i5S Pinza amperometrica 10mA..5A AC, uscita BNC	764
I5SPQ3	2457508	Fluke i5sPQ3, Set di 3 pinze Fluke i5s	1833
I5S-PR	3949761	Fluke i5S-PR Pinza amperometrica 5A per Fluke 1750	449
IEEE519/REPORT	4589748	Fluke IEE519/REPORT Licenza per reportIEE519 per serie Fluke 1736/1738	724
IP65 ADAPTER SET	4946241	Fluke IP65 ADAPTER SET Protezione IP65 per serie Fluke 174x	302
MBX USB-RS232	2539565	Fluke MBX USB-RS232, Adattatore RS232/USB (Fluke 1760)	81
MP1-3R/1B	4944790	Fluke MP1-3E/1B Sonda magnetica per banana 4 mm 3 rosse, 1 nera	129
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Fluke MP1 Set 4 sonde magnetiche di tensione banana da 4 mm	129
OC4USB	2166266	Fluke OC4USB Cavo di interfaccia ottico/USB per Serie 12x, 19x, 43x	226
PM9080/101	1641983	Fluke PM9080/101 Cavo/adattatore interfaccia ottico/seriale (RS232)	377
TLS430	2157713	Fluke TLS430 Set cavi e pinze a coccodrillo (4 neri, 1 verde) per 43x	187
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Fluke TPS CLAMP 10A/1A Pinza amperometrica (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 200/20	2540450	Fluke TPS CLAMP 200/20A Pinza amperometrica (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Fluke TPS CLAMP 50A/5A Pinza amperometrica (Fluke 1760)	611

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	Fluke TPS FLEX 18-TF-II Pinza flessibile 1..100/500A AC, L= 45cm per Fluke 1760	638
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	Fluke TPS FLEX 24-TF-II Pinza flessibile 1..200/1000A AC L=61cm per Fluke 1760	638
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	Fluke TPS FLEX 36-TF-II Pinza flessibile 1..3000/6000A AC L=91cm per Fluke 1760	1250
TPS SHUNT 1A	2540548	Fluke TPS SHUNT 1A Shunt 1A AC/DC (Fluke 1760)	544
TPS SHUNT 20mA	2540553	Fluke TPS SHUNT 20mA Shunt 20mA AC/DC (Fluke 1760)	544
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Fluke TPS VOLTPROBE 100V Sonda di tensione (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Fluke TPS VOLTPROBE 10V Sonda di tensione (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Fluke TPS VOLTPROBE 1KV Sonda di tensione(Fluke 1760)	814
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Fluke TPS VOLTPROBE 400V Sonda di tensione (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Fluke TPS VOLTPROBE 600V Sonda di tensione (Fluke 1760)	476
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	Fluke TPS/MBX DOLPH RED Pinza a coccodrillo, rossa (Fluke 1760)	56
VL1735/45	3276205	Fluke VL1735/45 Set 4 cavi tensione e coccodrilli per Fluke 1734/1745	341
WI-FI/BLE MODULE	5280639	MODULO WI-FI/BLE FLUKE-177X	147
Analizzatore di potenza			
Norma 4000			
FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7954
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10603
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13680
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	15199
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	16364
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17849
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	19440
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	21384
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	21384
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	24036
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	27160
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	29770
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	22180
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	25333
Norma 5000			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	26813
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	29424
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	32903
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	31337
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	25073
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	27683
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	31162
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	29598
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	26986
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	30294
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	32898
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	36388
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	38300
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	34820

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	32208
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	29770
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	36577
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	37109
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	38476
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	49479
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	53012
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	57796
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	54312
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	45766
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	49298
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	50488
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	47002
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	52400
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	55882
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	57789
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	54312
Accessori per Norma 4000/5000			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	295
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	287
NORMA 32A CABLES	3024689	Cavi per lo shunt planare 32 A	306
NORMA 32A SHUNT	3024677	Shunt planare 32 A	1209
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Cavi per shunt LG per shunt a corrente elevata	409
NORMA STAR POINT	3024704	Scatola accessori esterna	1209
Tester per vibrazioni			
810PA	3986002	Fluke 810PA Alimentatore/Caricabatterie per Fluke 810	118
810QDC	3530837	Fluke 810QDC Cavo di sicurezza a scollegamento rapido per Fluke 810	207
810S	3530828	Fluke 810S Sensore triassiale per Fluke 810	1994
810SMM	3530862	Fluke 810SMM Base di montaggio magnetica per sensore Fluke 810	291
810SMP	3530855	Fluke 810SMP Base di montaggio filettata per sensore Fluke 810 (10 pezzi)	41
FLUKE-805 FC	4489229	Fluke 805 FC Tester vibrazioni a penna, sensore monoassiale 50g, Fluke Connect	2509
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Fluke 805FC/805ES Kit composto da Fluke 805FC e Fluke 805 ES	3419
FLUKE-805/ES	4636786	Fluke 805/ES Sensore mono assiale di vibrazioni esterno per Fluke 805	1461
FLUKE-810	3542635	Fluke 810 Analizzatore di vibrazioni per motori elettrici, sensore triassiale 80g e borsa	13084
FLUKE-820-2	4550041	Fluke 820-2 Stroboscopio per misure RPM, 30..300FPM, 0.5..5000Hz	1282
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Fluke 830/MAGNET Coppia di staffe magnetiche per prisma e sensore Fluke 830	1160
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Fluke 830/SHIMS Set di spessori per allineamento motori	1154
SBP810	3530843	Fluke SBP810 Pacco batterie per Fluke 810	373
Calibratori di processo			
Calibratori portatili			
FLK-729 150G FC	4856894	Fluke 729 150G FC Calibratore di pressione automatico, con FC (10 Bar)	11587
FLK-729 300G FC	4856882	Fluke 729 300G FC Calibratore di pressione automatico, con FC (20 Bar)	11587
FLK-729 30G FC	4856907	Fluke 729 30G FC Calibratore di pressione automaticor , con FC (2 Bar)	11587
FLK-789/IR3000FC	4604605	Fluke 789/IR3000FC Kit composto da Fluke 789 e Fluke IR3000FC	1500

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Fluke 789FC-MA/KIT Kit composto da Fuke 789/IR3000 FC e Fluke A3004FC	2288
FLUKE-154 INTL	4805625	Fluke 154 INTL HART Calibration Assistant	5225
FLUKE-705	665091	Fluke 705 Calibratore di loop 0..20mA	1053
FLUKE-707	1617262	Fluke 707 Calibratore di loop 0..20mA + emulazione HART	1209
FLUKE-709	4234350	Fluke 709 Calibratore di loop 0..20mA, alimentazione 24V	1228
FLUKE-709H	4234361	Fluke 709H Calibratore di loop 0..20mA, alimentazione 24V, HART	1930
FLUKE-710	4991049	Fluke 710 Calibratore di loop 0..20mA, prova valvole, alimentazione 24V, HART	2979
FLUKE-712B/EN	4387857	Fluke 712B/EN Calibratore di loop e temperatura RTD (13 tipi) -200..800°C	1559
FLUKE-714B/EN	4387869	Fluke 714B Calibratore 4..20mA e termocoppie (17 tipi)	1559
FLUKE-715	620101	Fluke 715 Calibratore di loop 0..20mA, alimentazione 24V, generazione 20V	1756
FLUKE-717 30G	662897	Fluke 717 30G Calibratore di pressione, 2bar, switch test, display su due linee	2064
FLUKE-717 10000G	4058813	Fluke 717 10000G Calibratore di pressione, 690bar, switch test, display su due linee	2209
FLUKE-717 1000G	2547194	Fluke 717 1000G Calibratore di pressione, 69bar, switch test, display su due linee	1991
FLUKE-717 100G	1630430	Fluke 717 100G Calibratore di pressione, 7bar, switch test, display su due linee	1991
FLUKE-717 1500G	2547203	Fluke 717 1500G Calibratore di pressione, 103.4bar, switch test, display su due linee	2209
FLUKE-717 15G	4058808	Fluke 717 15G Calibratore di pressione, 1bar, switch test, display su due linee	1991
FLUKE-717 1G	2547166	Fluke 717 1G Calibratore di pressione, 68.9mbar, switch test, display su due linee	1991
FLUKE-717 3000G	2547215	Fluke 717 3000G Calibratore di pressione, 207bar, switch test, display su due linee	2209
FLUKE-717 300G	2547175	Fluke 717 300G Calibratore di pressione, 20bar, switch test, display su due linee	1991
FLUKE-717 5000G	2547232	Fluke 717 5000G Calibratore di pressione, 345bar, switch test, display su due linee	2209
FLUKE-717 500G	2547182	Fluke 717 500G Calibratore di pressione, 34.7mbar, switch test, display su due linee	1991
FLUKE-718 100US	665080	Fluke 718 100US Calibratore di pressione 7bar, pompa manuale interna	3750
FLUKE-718 30US	665075	Fluke 718 30US Calibratore di pressione 2bar, pompa manuale interna	3750
FLUKE-718 1G	2547148	Fluke 718 1G Calibratore di pressione 70mbar, pompa manuale interna, switch test	3818
FLUKE-718 300G	2547153	Fluke 718 300G Calibratore di pressione 20bar, pompa manuale interna, switch test	3818
FLUKE-718EX 100	2096322	Fluke 718EX 100 Calibratore di pressione 7bar, pompa manuale interna, switch test, ATEX	4823
FLUKE-718EX 30	2096310	Fluke 718Ex 30 Calibratore di pressione 2bar, pompa manuale interna, switch test, ATEX	4823
FLUKE-718EX 300	3023328	Fluke 718EX 300 Calibratore di pressione 20 bar, pompa manuale interna, switch test, ATEX	4823

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-719 100G	3315344	Fluke 719 100G Calibratore di pressione 7bar, pompa elettrica interna, switch test	4859
FLUKE-719 30G	3315332	Fluke 719 30G Calibratore di pressione 2bar, pompa elettrica interna, switch test	4859
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Fluke 719PRO-150G Calibratore di pressione, 10bar, pompa elettrica interna, display su due linee	4448
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Fluke 719PRO-300G Calibratore di pressione, 20bar, pompa elettrica interna, display su due linee	4448
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Fluke 719PRO-30G Calibratore di pressione, 2bar, pompa elettrica interna, display su due linee	4448
FLUKE-720URTD	4382695	Fluke 720URTD Adattatore RTD universale per Fluke 721, 721Ex e 719PRO	256
FLUKE-721-1601	4353241	Fluke 721-1601 Calibratore loop e pressione, 2 ingressi, -0.97..1.1bar, -0.83..6.9bar	2832
FLUKE-721-1603	4353283	Fluke 721-1603 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, -0.83..20bar	2832
FLUKE-721-1605	4353327	Fluke 721-1605 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, -0.83..34.5bar	2832
FLUKE-721-1610	4353366	Fluke 721-1610 Calibratore loop e pressione, 2 ingressi, -0.97..1.1bar, 0..69bar	2832
FLUKE-721-1615	4353401	Fluke 721-1615 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, 0..103.4bar	2832
FLUKE-721-1630	4353447	Fluke 721-1630 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, -0..200bar	2832
FLUKE-721-1650	4353486	Fluke 721-1650 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, 0..345bar	2832
FLUKE-721-3601	4353252	Fluke 721-3601 Calibratore loop e pressione, 2 ingressi, -0.97..2.48bar, -0.83..6.9bar	2832
FLUKE-721-3603	4353290	Fluke 721-3603 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, -0.83..20bar	2832
FLUKE-721-3605	4353330	Fluke 721-3605 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, -0.83..34.5bar	2832
FLUKE-721-3610	4353375	Fluke 721-3610 Calibratore loop e pressione, 2 ingressi, -0.97..2.48bar, 0..69bar	2832
FLUKE-721-3615	4353412	Fluke 721-3615 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, 0..103.4bar	2832
FLUKE-721-3630	4353458	Fluke 721-3630 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, -0.97..2.48bar	2832
FLUKE-721-3650	4353499	Fluke 721-3650 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, 0..345bar	2832
FLUKE-721EX-1603	4353309	Fluke 721EX-1603 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, -0.83..20bar, ATEX	3658
FLUKE-721EX-1615	4353420	Fluke 721EX-1615 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, 0..103.4bar, ATEX	3658
FLUKE-721EX-1630	4353464	Fluke 721EX-1630 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..1.1bar, -0..200bar, ATEX	3658

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-721EX-3615	4353435	Fluke 721EX-3615 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, 0..103.4bar, ATEX	3658
FLUKE-721EX-3630	4353473	Fluke 721EX-3630 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, -0.97..2.48bar, ATEX	3658
FLUKE-721EX-3650	4353514	Fluke 721EX-3650 Calibratore loop e pressione. 2 ingressi, -0.97..2.48bar, 0..345bar, ATEX	3658
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Fluke 724 Calibratore di loop, termocoppie e RTD APAC & EMEA	3200
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Fluke 725 Calibratore loop e temperatura APAC & EMEA	4468
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Fluke 726 Calibratore loop e temperatura con generatore di frequenza e impulsi APAC & EMEA	5236
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke 729/750SW BU Kit composto da Fluke 729 e FLUKE-750SW,DPC/TRACK2	13462
FLUKE-753	3977641	Fluke 753 Calibratore multifunzione loop, TcK, RTD e pressione (con moduli esterni)	7049
FLUKE-754	3405771	Fluke 754 Calibratore multifunzione loop, TcK, RTD e pressione (con moduli esterni), HART, con funzione report	8884
FLUKE-771	2646347	Fluke 771 Pinza amperometrica 4-20mA DC	848
FLUKE-772	3362352	Fluke 772 Calibratore a pinza, misura e simulazione 4-20mA DC	1212
FLUKE-773	3362365	Fluke 773 Calibratore a pinza, misura e simulazione 4-20mA DC, 0-30V	1550
FLUKE-787B	4777186	Fluke 787B Multimetro 1000V AC/DC, 440mA, con calibratore di processo 0..20mA	1416
FLUKE-789/E	3977194	Fluke 789/E Multimetro 1000V AC/DC, 440mA, con calibratore di processo 0..20mA, 24V, HART	1672
Moduli di pressione			
700G/TRACK	4123225	Fluke 700G/TRACK Software per manometri serie Fluke 700G	633
FLUKE-700G01	4353523	Fluke 700G01 Manometro di precisione -20..20mbar, datalogger, 0.1%	1077
FLUKE-700G02	4353538	Fluke 700G02 Manometro di precisione -70..70mbar, datalogger, 0.1%	1077
FLUKE-700G04	4096972	Fluke 700G04 Manometro di precisione, -0.97..1bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G05	4097514	Fluke 700G05 Manometro di precisione, -0.97..2bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G06	4097538	Fluke 700G06 Manometro di precisione, -0.83..6.9bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G07	4097561	Fluke 700G07 Manometro di precisione, -0.83..34bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G08	4097592	Fluke 700G08 Manometro di precisione, -0.97..69bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G10	4353654	Fluke 700G10 Manometro di precisione, -0.97..140bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G27	4097545	Fluke 700G27 Manometro di precisione, -0.83..20bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G29	4097605	Fluke 700G29 Manometro di precisione, -0.97..200bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G30	4097610	Fluke 700G30 Manometro di precisione, -0.97..340bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700G31	4097622	Fluke 700G31 Manometro di precisione, -0.97..690bar, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700GA27	4353577	Fluke 700GA27 Manometro di precisione 0..20bar assoluti, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700GA4	4353545	Fluke 700GA4 Manometro di precisione 0..1bar assoluti, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700GA5	4353550	Fluke 700GA5 Manometro di precisione 0..2bar assoluti, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700GA6	4353561	Fluke 700GA6 Manometro di precisione 0..6.9bar assoluti, datalogger, 0.05%	1077
FLUKE-700HTPK	4124358	Fluke 700HTPK Kit composto da: pompa Fluke 700HTP-2, tubi flessibili, adattatori e custodia rigida	1639

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-700HTPK2	4623314	Fluke 700HTPK2 Kit composto da: Fluke 700PTPK-2, tubi e raccordi idraulici, valigia rigida	2077
FLUKE-700M20TH	4623338	Fluke 700M20TH Set di tubi e raccordi di pressione, con connettore M20	764
FLUKE-700MTH	4623345	Fluke 700MTH Set di tubi e raccordi di pressione, con connettore BSP/metrica da 1/4"	764
FLUKE-700PCK	100062	Fluke 700PCK Set di calibrazione della pressione	1904
FLUKE-700PTPK	4124364	Fluke 700PTPK Kit composto da: Fluke 700PTP-1, tubi e raccordi pneumatici, valigia rigida	1157
FLUKE-700PTPK2	4623306	Fluke 700PTPK2 Kit composto da: Fluke 700PTPK-1, tubi e raccordi pneumatici, valigia rigida	1469
FLUKE-700RG05	4353589	Fluke 700RG05 Manometro di precisione -0.97..2bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700RG06	4353592	Fluke 700RG06 Manometro di precisione -0.83..6,9bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700RG07	4353605	Fluke 700RG07 Manometro di precisione -0.83..34bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700RG08	4353610	Fluke 700RG08 Manometro di precisione -0.97..69bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700RG29	4353622	Fluke 700RG29 Manometro di precisione -0.97..200bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700RG30	4353631	Fluke 700RG30 Manometro di precisione -0.97..340 bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700RG31	4353646	Fluke 700RG31 Manometro di precisione -0.97..690bar, datalogger, 0.04%	1192
FLUKE-700TTH10K	4636393	Fluke 700TTH10K Set di tubi e raccordi di pressione, 690bar	907
FLUKE-700TTH5K	4623323	Fluke 700TTH5K Set di tubi e raccordi di pressione, 345bar	764
FLUKE-750P00	4352270	Fluke 750P00 Modulo di pressione differenziale 0..2,5 mbar	2286
FLUKE-750P01	4352281	Fluke 750P01 Modulo di pressione differenziale 0..25 mbar	1787
FLUKE-750P01EX	4558658	Fluke 750P01EX Modulo di pressione differenziale 0..25 mbar, ATEX	3327
FLUKE-750P02	4352750	Fluke 750P02 Modulo di pressione differenziale 0..70 mbar	1787
FLUKE-750P03	4352738	Fluke 750P03 Modulo di pressione differenziale 0..350 mbar	1787
FLUKE-750P04	4352313	Fluke 750P04 Modulo di pressione differenziale 0..1 bar	1787
FLUKE-750P05	4352336	Fluke 750P05 Modulo di pressione atmosferica 0..2 bar	1787
FLUKE-750P05EX	4558664	Fluke 750P05EX Modulo di pressione atmosferica 0..2 bar, ATEX	3404
FLUKE-750P06	4352349	Fluke 750P06 Modulo di pressione differenziale 0..7bar	1787
FLUKE-750P06EX	4558673	Fluke 750P06EX Modulo di pressione differenziale 0..7bar, ATEX	3404
FLUKE-750P07	4352360	Fluke 750P07 Modulo di pressione atmosferica 0..35 bar	1787
FLUKE-750P08	4352372	Fluke 750P08 Modulo di pressione differenziale 0..70bar	1787
FLUKE-750P09	4352385	Fluke 750P09 Modulo di pressione atmosferica 0..100 bar	1787
FLUKE-750P09EX	4558725	Fluke 750P09EX Modulo di pressione atmosferica 0..100 bar, ATEX	3404
FLUKE-750P2000	4352397	Fluke 750P2000 Modulo di pressione atmosferica 0..140 bar	1787
FLUKE-750P22	4352296	Fluke 750P22 Modulo di pressione differenziale 0..70 mbar	1787
FLUKE-750P23	4352308	Fluke 750P23 Modulo di pressione differenziale 0..350 mbar	1787
FLUKE-750P24	4352324	Fluke 750P24 Modulo di pressione differenziale 0..1 bar	1787
FLUKE-750P24EX	4558686	Fluke 750P24EX Modulo di pressione differenziale 0..1 bar, ATEX	3404
FLUKE-750P27	4352351	Fluke 750P27 Modulo di pressione atmosferica 0..20 bar	1787
FLUKE-750P27EX	4558699	Fluke 750P27EX Modulo di pressione atmosferica 0..20 bar, ATEX	3404
FLUKE-750P29	4352403	Fluke 750P29 Modulo di alta pressione 0..200 bar	2832
FLUKE-750P29EX	4558702	Fluke 750P29EX Modulo di alta pressione 0..200 bar, ATEX	5684
FLUKE-750P30	4352415	Fluke 750P30 Modulo di alta pressione 0..340 bar	2832
FLUKE-750P31	4352426	Fluke 750P31 Modulo di pressione differenziale 0..700bar	2832

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-750P3IN	4555281	Fluke 750P00 Modulo di pressione differenziale 0..7,5 mbar	1857
FLUKE-750P5IN	4555296	Fluke 750P00 Modulo di pressione differenziale 0..12,5 mbar	1857
FLUKE-750PA27	4352471	Fluke 750A27 Modulo di pressione assoluta 0..20 bar	2056
FLUKE-750PA3	4352432	Fluke 750PA3 Modulo di pressione assoluta 0..350 mbar	2056
FLUKE-750PA4	4352444	Fluke 750PA4 Modulo di pressione assoluta 0..1 bar	2056
FLUKE-750PA4EX	4558716	Fluke 750PA4EX Modulo di pressione assoluta 0..1 bar, ATEX	3604
FLUKE-750PA5	4352459	Fluke 750PA5 Modulo di pressione assoluta 0..2 bar	2056
FLUKE-750PA6	4352467	Fluke 750PA6 Modulo di pressione assoluta 0..7bar	2056
FLUKE-750PA7	4352480	Fluke 750PA7 Modulo di pressione assoluta 0..35 bar	2056
FLUKE-750PA8	4352498	Fluke 750PA8 Modulo di pressione assoluta 0..70bar	2056
FLUKE-750PA9	4352500	Fluke 750PA9 Modulo di pressione assoluta 0..100 bar	2056
FLUKE-750PD10	4352556	Fluke 750PD10 Modulo di pressione doppio -700..700 mbar	2056
FLUKE-750PD2	4352539	Fluke 750PD2 Modulo di pressione doppio -70..70 mbar	2056
FLUKE-750PD27	4352616	Fluke 750PD27 Modulo di pressione doppio -1..20 bar	2056
FLUKE-750PD3	4352542	Fluke 750PD3 Modulo di pressione doppio -350..350 mbar	2056
FLUKE-750PD4	4352563	Fluke 750PD4 Modulo di pressione doppio -1..1 bar	2056
FLUKE-750PD5	4352574	Fluke 750PD5 Modulo di pressione doppio -1..2 bar	2056
FLUKE-750PD50	4352588	Fluke 750PD50 Modulo di pressione doppio -1..3,5 bar	2056
FLUKE-750PD6	4352595	Fluke 750PD6 Modulo di pressione doppio -1..7bar	2056
FLUKE-750PD7	4352602	Fluke 750PD7 Modulo di pressione doppio -1..14 bar	2056
FLUKE-750PV3	4352517	Fluke 750PV3 Modulo di pressione per vuoto -350 mbar	2056
FLUKE-750PV4	4352521	Fluke 750V4 Modulo di pressione doppio -1..1 bar	2056
FLUKE-750R04	4352625	Fluke 750R04 Modulo di pressione 0..1 bar con certificato	2056
FLUKE-750R06	4352633	Fluke 750R06 Modulo di pressione 0..7bar con certificato	2056
FLUKE-750R07	4352657	Fluke 750R07 Modulo di pressione 0..35 bar con certificato	2056
FLUKE-750R08	4352669	Fluke 750R08 Modulo di pressione 0..70bar con certificato	2056
FLUKE-750R27	4352640	Fluke 750R27 Modulo di pressione 0..20 bar con certificato	2056
FLUKE-750R29	4352678	Fluke 750R29 Modulo di pressione 0..200 bar con certificato	2984
FLUKE-750R30	4352684	Fluke 750R30 Modulo di pressione 0..340 bar con certificato	2984
FLUKE-750R31	4352691	Fluke 750R31 Modulo di pressione 0..700bar con certificato	2984
FLUKE-750RD27	4352723	Fluke 750RD27 Modulo di pressione -0,8..20 bar con certificato	2252
FLUKE-750RD5	4352706	Fluke 750 RD5 Modulo di pressione -1..2 bar con certificato	2252
FLUKE-750RD6	4352714	Fluke 750RD6 Modulo di pressione -1..7bar con certificato	2252
Accessori per calibratori di processo			
709H/TRACK	4281225	Fluke 709H/TRACK Software con cavo per Fluke 709H	616
754HCC	3829410	Fluke 754HCC Cavo di comunicazione HART per Fluke 754	122
BC-7240	4022655	Fluke BC7240 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke 75x	79
BP7235	668225	Fluke BP7235 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 7xx e 74x	357
BP7240	4022220	Fluke BP7240 Pacco batterie agli ioni di litio per serie Fluke 75x	244
C789	946694	Fluke C789 Valigetta in tessuto 30.8x25.6x7.7cm	273
FLUKE-700HTH-1	2811795	Fluke 700HTH-1 Tubo flessibile 700 bar per collegamento calibratore a pompa idraulica 700HTP	1273
FLUKE-700HTP-2	4096855	Fluke 700HTP-2 Pompa manuale per pressione 0..690bar, idraulica	1563
FLUKE-700ILF	1566730	Fluke 700ILF Filtro anti-particelle per calibratore di pressione	149
FLUKE-700-IV	202561	Fluke 700-IV Shunt di corrente per multimetro (mA/mA)	673
FLUKE-700LTP-1	2811763	Fluke 700LTP-1 Pompa manuale per pressione -0.9..6.9 bar, pneumatica	1358

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FLUKE-700PMP	617131	Fluke 700 PMP Pompa di pressione manuale 10bar e valvola di regolazione fine	948
FLUKE-700PRV-1	2811808	Fluke 700PRV-1 Kit valvole di scarico per pompa idraulica per 700HTP, 2 pezzi	1531
FLUKE-700PTP-1	2811774	Fluke 700PTP-1 Pompa manuale per pressione -0.8..40 bar, pneumatica	882
FLUKE-700SC	667425	Fluke 700SC Cavo di interfaccia seriale per Fluke 726 e 754	328
FLUKE-700TC1	620119	Fluke 700TC1 Set di 10 connettori per termocoppie, tipo J, K, T, E, R/ S, B, L, U, C, N	195
FLUKE-700TC2	620127	Fluke 700TC2 Set di 5 connettori per termocoppie, tipo J, K, T, E, R/ S	160
FLUKE-700TLK	3829398	Fluke 700TLK Kit composto da puntali, pinze grip, pinze coccodrillo e cavi per calibratori	195
FLUKE-71X	3345825	Fluke 71X No. 3 Tubi (1m) e raccordi per calibratori, Fluke serie 717 e 718 (< 7bar)	144
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Fluke 71X-TRAP Filtro per Fluke 718 e 719 PRO	499
FLUKE-720RTD	4366669	Fluke 720RTD Sonda RTD per Fluke 721 e Fluke 719PRO	377
FLUKE-720URTD	4382695	Fluke 720URTD Adattatore RTD universale per Fluke 721, 721Ex e 719PRO	256
FLUKE-750SW	4090343	Fluke 750SW Software per serie Fluke 75x, 74x	4455
FVF-BASIC	2396957	Fluke FVF-BASIC Software + cavo ottico/USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Fluke FVF-SC2 Software FlukeView Forms con cavo	374
HART DRYWELL CABLE	2111088	Fluke HART DRYWELL CABLE Kit cavo per il controllo dei pozzetti a secco	231
IR189USB	2428108	Fluke IR189USB Cavo ottico/USB per multimetri serie 18x, 28x	72
Accessori generali			
Puntali, sonde e pinzette			
80K-15	618113	Fluke 80K-15 Sonda di alta tensione 15kV AC/DC, connettore a banana	424
AC175	4101772	Fluke AC175 Mini pinze coccodrillo R+N per puntali 2mm	43
AC220	1610103	Fluke AC220 Clip a coccodrillo SureGrip™ R+N	66
AC280	1610115	Fluke AC280 Clip a uncino SureGrip™ R+N	55
AC283A	5130530	Fluke AC283A Clip a uncino con punta flessibile SureGrip™ R+N	59
AC285	1610159	Fluke AC285 Pinze a coccodrillo SureGrip™ R+N	36
AC285-FTP	4073928	Fluke AC285-FTP Pinze a coccodrillo SureGrip™ R+N, con adattatori per sonde con fusibile	40
AC288	4617784	Fluke AC288 Sonde flessibili L=11cm con punta retrattile, per puntali TL224, TL222 e TL221	55
AC87	1278079	Fluke AC87 Pinzette con ganasce a 90 gradi	71
AC89	873448	Fluke AC89 Sonda per foratura dell'isolante per multimetri	80
BP980	1616807	Fluke BP980 Kit connettori a spina doppia banana (5 pezzi)	81
FTP-1	3869437	Fluke FTP-1 Coppia puntali R+N con fusibile di protezione 20kA	140
FTPL-1	3869443	Fluke FTPL-1 Coppia puntali e cavo R+N con fusibile di protezione 20kA	153
H900	1616818	Fluke H900 Porta cavi di test e puntali	50
LEADWRAP	4083525	Fluke LEADWRAP Fascetta in Velcro per puntali, 3 pezzi	12
T5-KIT-1	3971169	Fluke T5-KIT-1 Kit composto da: TP238 e borsa C33	78
T5-RLS	4089137	Fluke T5-RLS Set di puntali di ricambio R+N per Fluke T5	35
TL175	3521976	Fluke TL175 Coppia di puntali 2mm e cavo R+N con schermatura retrattile CAT II..IV	43
TL175E	3565554	Fluke TL175E Coppia di puntali 2mm e cavo R+N e adattatore 4mm con schermatura retrattile CAT II..IV	47

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
TL220-1	3971178	Fluke TL220-1 Kit composto da: AC220, TP238, TL222	118
TL221	2003602	Fluke TL221 Cavi banana/dritto-banana/dritto SureGrip™ R+N	53
TL222	2003616	Fluke TL222 Cavi banana/90°-banana/90° SureGrip™ R+N	53
TL223-1	3971184	Fluke TL223-1 Kit composto da: AC220, TP238, TL224	108
TL224	1610198	Fluke TL224 Cavi banana/dritto-banana/90° SureGrip™ R+N	47
TL225-1	3971191	Fluke TL225-1 Kit di puntali e cavo con filtro per tensioni parassite	154
TL238	2132831	Fluke TL238 Set di: cavi, prolunga e puntali SureGrip™ R+N	118
TL27	668571	Fluke TL27 Coppia di cavi banana dritto/banana dritto R+N, L=1.5m	55
TL40	1590606	Fluke TL40 Set di puntali a punta retrattile	78
TL71-1	3971207	Fluke TL71-1 Coppia di puntali 2mm, banana 90° R+N	43
TL75-1	3971218	Fluke TL75-1 Coppia di puntali 2mm, banana 90° R+N	37
TL76	2032684	Fluke TL76 Cavi banana/90°, puntale 2/4mm R+N	60
TL80A-1	3971229	Fluke TL80A-1, Set di puntali elettronici base	112
TL81A	1277073	Fluke TL81A Set di puntali elettronici deluxe	234
TL910	1616632	Fluke TL910 Cavo + puntale banana/90°, punta 1mm, R+N	109
TL930	1616671	Fluke TL930 Cavi di prolunga R+N (60cm)	26
TL932	1616680	Fluke TL932 Cavi di prolunga R+N (90cm)	29
TL935	1616698	Fluke TL935 Kit cavi di prolunga R+N (60, 90, 120cm)	88
TL940	1616705	Fluke TL940 Puntali mini uncino, banana 4mm R+N	29
TL950	1616710	Fluke TL950 Puntali mini pinza, banana 4mm R+N	55
TL960	1616722	Fluke TL960 Puntali micro uncino, banana 4mm R+N	29
TL970	1616793	Fluke TL970 Set uncini e pinze (TL940, TL950, TL970)	112
TLK1550-RTL	4112351	Fluke TLK1550-RTL Set di cavo e pinza cocodrillo da 10 kV, R+N+V per serie Fluke 155x	336
TLK-220 EUR	2097022	Fluke TLK-220 Kit accessori con: AC220, AC285, TP74, TL224 e custodia morbida	216
TLK-225-1	3971234	Fluke TLK225-1 Set composto da: AC220, AC280, AC283, AC285, TP238, TL224 e custodia	234
TLK281-1	3971241	Fluke TLK281-1 Set per automotive composto da: TP81, TL224, TP220-1, AC220, AC285 e custodia	206
TLK282-1	3971252	Fluke TLK282-1 Set per automotive composto da: TP81, 5x TP40, TL224, TP238, AC220, AC285, AC280 e custodia	264
TLK287	3045631	Fluke TLK287 Kit per multimetri composto da: cavi, puntali e pinze per elettronica e componenti SMD	247
TLK289 EUR	3092521	Fluke TLK289 Kit per multimetri composto da: cavi, puntali, pinze, TcK e TPAK	247
TLK290	2435092	Fluke TLK290 Set di sonde per motori e prese trifase	92
TLK291	2435108	Fluke TLK291 Set di sonde con fusibile R+N	92
TP1-1	3971265	Fluke TP1-1 Coppia di puntali a punta piatta R+N, no cavo	26
TP175	3521983	Fluke TP175 Coppia di puntali 2mm R+N con schermatura retrattile CAT II..IV, no cavo	29
TP175E	3565568	Fluke TP175E Coppia di puntali 2mm R+N con schermatura retrattile CAT II..IV e adattatore 4mm, no cavo	34
TP2-1	3971283	Fluke TP2-1 Coppia di puntali 2mm R+N, no cavo	29
TP220-1	3971276	Fluke TP220-1 Coppia di puntali 12mm R+N SureGrip, no cavo	29
TP38	1541636	Fluke TP38 Coppia di puntali R+N a punta 2mm, CAT IV, 600V, no cavo	26
TP74	1541649	Fluke TP74 Puntali senza cavo R+N a punta 4mm, CAT II, 1000V, no cavo	29

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
TP80	873455	Fluke TP80 Coppia di puntali per schede elettroniche R+N, no cavo	58
TP912	1616644	Fluke TP912 Puntali di ricambio per TL910	55
TP920	1616659	Fluke TP920 Set punte per TL71 e TL75	78
Pinze amperometriche			
80I-110S	114519	Fluke 80i-110s Pinze amperometriche AC/DC	1059
I1000S	1568487	Fluke i1000s Pinza amperometrica 1000A AC, uscita BNC	916
I1010	617735	Fluke i1010 Pinza amperometrica 0.5..600A AC/1000A DC, uscita mV banana	657
I1010-KIT	2096998	Fluke i1010-KIT Pinza amperometrica i1010 e borsa di trasporto	671
I200	664755	Fluke i200 Pinza amperometrica 0.1..200A AC, uscita mA banana	230
I2000 FLEX	2584912	Fluke i2000 Pinza flessibile 2000A AC, L=24 pollici, uscita mV banana	456
I200S	664760	Fluke i200s Pinza amperometrica 0.1..200A AC, uscita mV BNC con adattatore banana	381
I30	2584920	Fluke i30 Pinza amperometrica 5mA..30A AC/DC, uscita mV banana	608
I3000 FLEX-4PK	2696367	Fluke i3000 Set di 4 i3000S L=24 pollici, uscita mV BNC	1833
I3000S	657202	Fluke i3000s Pinza amperometrica 1..3000A AC, uscita mV BNC con adattatore banana	1100
I3000S FLEX-24	2584888	Fluke i3000s Pinza flessibile 3000A AC, L=24 pollici, uscita mV BNC	701
I3000S FLEX-36	2584901	Fluke i3000s Pinza flessibile 3000A AC, L=36 pollici, uscita mV BNC	839
I30S	2584935	Fluke i30s Pinza amperometrica 5mA..30A AC/DC, uscita mV BNC	839
I310S	2840309	Fluke i310s Pinza amperometrica 300AC/450A DC, uscita mV banana	505
I400	2277225	Fluke i400 Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita banana 1mA/A	230
I400S	2277202	Fluke i400s Pinza amperometrica 50mA..40/400A AC, uscita BNC 1mV/A	411
I40S-PR	3949777	Fluke i40S-PR Pinza amperometrica 40A per Fluke 1750	533
I410	617727	Fluke i410 Pinza amperometrica 0.1..400A AC/DC, uscita mV banana	381
I410-KIT	2097005	Fluke i410-KIT Pinza amperometrica i410 e borsa di trasporto	442
I6000S FLEX-24	2840311	Fluke I6000S Pinza flessibile 6000A AC, L=24 pollici, uscita mV BNC	916
I6000S FLEX-36	2840327	Fluke I6000S Pinza flessibile 6000A AC, L=36 pollici, uscita mV BNC	1070
I800	2840283	Fluke i800 Pinza amperometrica 800 A AC, uscita mV banana	328
Accessori per le misure di temperatura			
80AK-A	2747812	Fluke 80AK-A Adattatore termocoppia/banana, tipo K	51
80BK-A	2747801	Fluke 80BK-A Termocoppia a goccia per multimetri con funzione temperatura, tipo K, -40 +260°C	56
80CJ-M	833046	Fluke 80CJ-M No. 2 Mini-connettori maschio tipo J	37
80CK-M	779942	Fluke 80CK-M No. 2 Mini-connettori maschio tipo K	37
80PJ-1	1288191	Fluke 80PJ-1 Termocoppia a goccia tipo J, -40 260 °C	40
80PJ-9	1288218	Fluke 80PJ-9 Sonda per uso generico tipo J, -40 +260°C	100
80PJ-EXT	1288234	Fluke 80PJ-EXT Kit di prolunga per termocoppia tipo J, 3m	91
80PK-1	750422	Fluke 80PK-1 Termocoppia a goccia, tipo K, -40 +260°C	54
80PK-10	3439199	Fluke 80PK-10 Termocoppia a pinza per tubature, tipo K, -29 +149°C, da 32 a 64mm	307
80PK-11	2724500	Fluke 80PK-11 Termocoppia per HVAC in Velcro, tipo K, -30 +105°C	59
80PK-18	3448859	Fluke 80PK-18 Set comprensivo di 80PK-8, 80PK-10 e custodia morbida	497
80PK-22	2098684	Fluke 80PK-22 Termocoppia per immersione SureGrip™, tipo K, -40 +1090°C	152
80PK-24	2098691	Fluke 80PK-24 Termocoppia per aria SureGrip™, tipo K, -40 +816°C	199
80PK-25	2098706	Fluke 80PK-2 Termocoppia a inserzione SureGrip™, tipo K, -40 +260°C	181

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
80PK-26	2098714	Fluke 80PK-26 Termocoppia per gas SureGrip™, tipo K, -40 +816°C	199
80PK-27	2098723	Fluke 80PK-27 Termocoppia per superficie SureGrip™, tipo K, -127 +600°C	545
80PK-3A	874610	Fluke 80PK-3A Termocoppia per superficie tipo K, 0 +105°C	342
80PK-8	200360	Fluke 80PK-8 Termocoppia a pinza per tubature, tipo K, -29 +149°C, da 6.4 a 34.9mm	279
80PK-9	1288229	Fluke 80PK-9 Sonda per uso generico tipo K, -40 +260°C	100
80PK-EXT	1288241	Fluke 80PK-EXT Kit di prolunga per termocoppia tipo K, 3m	91
80PR-60	2148313	Fluke 80PR-60 Termoresistenza -40 + 260°C, connettore jack per Fluke 66 e 68	110
80PT-25	2104397	Fluke 80PT-25 Termocoppia a inserzione SureGrip™, tipo T, -196 +350°C	156
80PT-EXT	1288252	Fluke 80PT-EXT Kit di prolunga per termocoppia tipo T, 3m	91
80T-150UA	3190456	Fluke 80T-150UA Termocoppia per multimetri generici, -50 +150°C, uscita 1mV/°C, banana	428
80TK	736736	Fluke 80TK Adattatore termocoppia tipo K per multimetro, -50 +1000°C, uscita mV banana, comprende 80PK-1	216
Borse e gusci			
C101	2437514	Fluke C101 Custodia rigida 30.5x36x10.5cm	96
C115	2826063	Fluke C115 Borsa morbida 24x20.5x7.5cm	92
C116	2826074	Fluke C116 Borsa morbida 24x23x6.5cm	110
C11XT	5308996	"Custodia rigida protettiva Fluke C11XT"	39
C125	646858	Fluke C125 Custodia morbida con tasca esterna 19.2x14.1x5.8cm	71
C12A	930529	Fluke C12A Borsa morbida 17.2x12.8x3.8cm	49
C150	4111540	Fluke C150 Custodia morbida per Fluke T90 e serie T1x0	44
C1600	2091049	Fluke C1600 Valigetta rigida gialla 26x39x20cm	58
C1620	4359042	Fluke C1620 Borsa morbida per serie Fluke 162x 41x47.4x13.5cm	285
C190	677401	Fluke C190 Valigetta rigida per serie Fluke 190	358
C195	677408	Fluke C195 Borsa morbida 23.1x51.3x23.1cm	330
C23	1663209	Fluke C23 Custodia morbida 22.5x9.5x5.8cm	38
C25	681114	Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm	83
C280	3182785	Fluke C280 Custodia morbida 23x18.5x6.5cm	96
C33	1664120	Fluke C33 Custodia morbida 28x11.5x5.5cm	44
C345	3311173	Fluke C345 Borsa morbida 36x20x24cm	117
C35	2826056	Fluke C35 Custodia morbida 20x70x11cm, adatta a serie 170	66
C37XT	5309001	Custodia rigida protettiva Fluke C37XT	54
C43	1663230	Fluke C43 Custodia morbida 32x19x9cm	124
C50	762823	Fluke C50 Custodia morbida 19.2x9x3.8cm	58
C520A	1629104	Fluke C520A Custodia per tester in cuoio 25.6x15.4x10.6cm	89
C550	1547919	Fluke C550 Borsa attrezzi Premium morbida 33.3x51.3x23.1cm	195
C75	865535	Fluke C75 Bcustodia morbida 17.9x10.3x2.6cm	27
C781	619988	Fluke C781 Custodia morbida con tasca esterna 26.9x14.1x9cm	143
C789	946694	Fluke C789 Valigetta in tessuto 30.8x25.6x7.7cm	273
C799	4021731	Fluke C799 Borsa morbida per Fluke serie 75x	162
C90	466029	Fluke C90 Custodia morbida con cerniera, tasca interna e anello per cintura 20.5x90x7.2cm	56
CAMO-C25	4110632	Fluke CAMO-C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm camouflage	56
CXT1000	4628917	Fluke CXT1000 Valigetta rigida IP67 serie Extreme 34.3x46.5x17.8cm	252

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
CXT170	3352567	Fluke CXT170 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm	252
CXT280	3352571	Fluke CXT280 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm	252
CXT80	3352559	Fluke CXT80 Valigetta rigida serie Extreme 27.9x31.8x12.7cm	252
FLK-C3003	4582928	Fluke C3003 Borsa morbida a 3 scomparti, 27.6x21.6x5.7cm	58
FLUKEPACK30	4983088	Fluke Pack30 Zaino porta-strumenti professionale	213
H15	4111533	Fluke H15 Custodia a cintura per serie Fluke T90, T1xx	42
H3	1608458	Fluke H3 Custodia morbida per Fluke serie 330 23.1x9x6.4cm	61
H5	649365	Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5	50
H80M	2138458	Fluke H80M Guscio protettivo con cinghia con gancio magnetico	61
H-T6	4910585	Fluke H-T6 Custodia per Fluke T6 con gancio per cintura	50
TB25	5308970	Borsa porta attrezzi Fluke TB25	89
Accessori per automotive			
BP880	2150594	Fluke BP880 Adattatore BNC femmina/spina a banana	22
BP881	2151015	Fluke BP881 Adattatore BNC maschio/spina a banana	29
RPM80	880849	Fluke RPM80 Misuratore di RPM per multimetri	149
SCC 198	2100208	Fluke SCC198 Kit di ricerca guasti per automotive per ScopeMeter (serie 190)	1267
STL90	201233	Fluke STL90 Kit di cavi di test schermati, uscita BNC x serie 120/190	352
TAS90	614187	Fluke TAS90 Set 4 adattatori 4mm e 4 pin 4mm per connessione banana	99
TL28A	1273185	Fluke TL28A Set di puntali di test per automotive	88
TL82	2150636	Fluke TL82 Kit di adattatori e pin per automotive	178
TP40	1567573	Fluke TP40 Pin per sonda automotive (cinque pezzi)	62
TP81	2149098	Fluke TP81 Coppia di pinzette per forature dell'isolante R+N con connettore banana	87
TP82	2149080	Fluke TP82 Coppia di pinzette per forature dell'isolante R+N per puntali	82
TP88	2149102	Fluke TP88 Coppia di punte sottili per puntali da 2mm	21
Altri accessori			
80K-40	382846	Fluke 80K-40 Sonda di alta tensione 40kV AC/DC, connettore a banana	437
80K-6	532424	Fluke 80K-6 Sonda di alta tensione 6kV AC/DC, connettore a banana	244
EBC290	3894906	Fluke EBC290 Base di ricarica per batterie Fluke BP290 e BP291	148
FL-120 EX	4972431	Fluke FL-120EX Torcia 120lumen ATEX IP67	96
FL-150 EX	4972446	Fluke FL-150EX Torcia 150lumen ATEX IP67	126
FL-45 EX	4972422	Fluke FL-45EX Torcia 45lumen ATEX IP67	63
HL-200 EX	4972410	Fluke HL-200EX Torcia da casco ATEX	126
L200	2096346	Fluke L200 Torcia per sonda	37
L205	2098588	Fluke L205 Torcia da casco, mini	50
L206	2098595	Fluke L206 Torcia da casco LED deluxe	60
L210	2096379	Fluke L210 Kit prolunga e torcia per sonda	59
L215	2096368	Fluke L215 Kit luce, prolunghe e puntali SureGrip™	137
LVD1A	4571403	Fluke LVD1A Rilevatore di tensione da 40V a 300V AC, CAT IV-600V e torcia LED	49
LVD2	2740300	Fluke LVD2 Rilevatore di tensione da 90V a 600V AC, CAT IV-600V	56
SV225	3100477	Fluke SV225 Filtro tensioni parassite per multimetri	105
TPAK	1281997	Fluke TPAK ToolPak™ Gancio magnetico per multimetri	60
Software			
FVF-BASIC	2396957	Fluke FVF-BASIC Software + cavo ottico/USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	226

Modello	Numero dell'articolo	Description	EUR
FVF-SC4	2687335	Fluke FVF-SC4 Software FlukeView Forms e cavo per Fluke 8845A,8846A, 8808A e Fluke serie 45x	428
FVF-SC5	2791314	Fluke FVF-SC5 Software FlukeView® Forms base per serie 884X	246
FVF-UG	1576741	Fluke FVF-UG Aggiornamento software FlukeView Forms	201
SCC190EFG	671826	SCC190 Kit composto da valigia di trasporto e software con cavo USB per 190 (serie obsoleta)	908
SW90W	3894923	Fluke SW90W Software FlukeView per oscilloscopi	503
Seminar Boxes			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 GIORNATA DI FORMAZIONE GENERICA PER UTENTE FINALE FORNITO DA FLUKE 1 PERSONA AGGIUNTIVA	125
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 GIORNATA DI FORMAZIONE GENERICA PER UTENTE FINALE FORNITO DA FLUKE PER UN MASSIMO DI 4 PERSONE	495
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 GIORNATA DI FORMAZIONE GENERICA FORNITO DA FLUKE PRESSO SEDE DEL CLIENTE PER UN MASSIMO DI 6 PERSONE	1250
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1 GIORNO DI FORMAZIONE GENERICA PER UTENTE FINALE FORNITO DA FLUKE 1 PERSONA AGGIUNTIVA	175
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	VOUCHER PER 1 GIORNO FORMAZIONE GENERICA PER UTENTE FINALE FORNITO DA FLUKE PER 1 PERSONA (PRESENZA MINIMA 6 PERSONE)	275
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1 GIORNO DI FORMAZIONE GENERICA PER UTENTE FINALE FORNITO DA FLUKE PER UN MASSIMO DI 4 PERSONE	995
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1 GIORNO DI FORMAZIONE GENERICA FORNITO DA FLUKE PRESSO SEDE DEL CLIENTE PER UN MASSIMO DI 6 PERSONE	1995
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 UNITÀ SPESE VIAGGIO ALL'ESTERO PER FORMAZIONE GENERICA UTENTE FINALE	100

Prezzi soggetti a modifica senza preavviso.
Prezzi di vendita consigliati (IVA esclusa).

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Italia S.r.l.
Via Lombardia 218, 20861 Brugherio (MB)
5692 EC Son
E-mail: it.cs@fluke.com
Tel.: 39 02 3600 200
web: www.fluke.it

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
03/2023 itit

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.