

Listino prezzi Fluke strumenti di misura

FLUKE®

Validità dal: 02-01-2019

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
---------	---------	-------------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	Fluke Connect wireless - multimetro digitale wireless	307.00
FLK-3000 FC GM	4467750	Fluke Connect wireless - sistema per la manutenzione generale (GM)	879.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	Fluke Connect wireless - sistema per HVAC	637.00
FLK-3000 FC IND	4465599	Fluke Connect wireless - sistema per l'Industria (IND)	1098.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimetro Fluke 3000FC con kit TPAK per appendere il multimetro	340.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Multimetro digitale con kit "delux" di accessori per elettronici	395.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Multimetro digitale con kit tester tensione a penna	438.00
FLK-A3000 FC	4401588	Fluke Connect wireless - Modulo pinza amperometrica (A) AC	197.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	Fluke Connect wireless - Kit base con A3000	438.00
FLK-A3001 FC	4459439	Fluke Connect wireless - Modulo pinza fessibile IFLEX AC	230.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	Fluke Connect wireless - Kit base con I3000	472.00
FLK-A3002 FC	4459442	Fluke Connect wireless - Modulo di corrente AC/DC	131.00
FLK-A3003 FC	4629295	Modulo pinza amperometrica Fluke Connect, 2000A DC	548.00
FLK-A3004 FC	4629301	Modulo pinza amperometrica Fluke Connect, 4-20mA DC	658.00
FLK-T3000 FC	4401563	Fluke Connect wireless - Modulo di temperatura (T) tipo K	197.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	Fluke Connect wireless - Kit base con T3000	438.00
FLK-V3000 FC	4401556	Fluke Connect wireless - Modulo di tensione (V) AC	208.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	Fluke Connect wireless - Kit base con V3000	438.00
FLK-V3001 FC	4459421	Fluke Connect wireless - Modulo di tensione DC	208.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	Fluke Connect wireless - Kit base con V3001	438.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	Fluke Connect wireless Kit con DMM, AC+DC Voltage Modules	713.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-PC3000 FC	4401602	Fluke Connect wireless - adattatore per PC	109.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Fluke Connect wireless - Connettore infrarosso	143.00

Multimetri digitali

Multimetri Serie 110

Fluke 113	3088053	Multimetro a vero valore rms	135.00
Fluke 114	2583552	Multimetro a vero RMS	178.00
Fluke 115	2583583	Multimetro a vero RMS	206.00
Fluke 116	2583601	Multimetro a vero RMS	247.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke 117	2583647	Multimetro a vero RMS	258.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	334.00
C50	762823	Borsa morbida	43.00

Multimetri Serie 170

Fluke 175	1592901	Multimetro a vero rms	247.00
Fluke 177	1592874	Multimetro a vero rms	300.00
Fluke 179	1592842	Multimetro a vero rms	354.00
C90	466029	Borsa morbida	43.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Kit Combo per elettricisti	420.00

Multimetri Serie 200

Fluke 233	3469334	Multimetro con display remotizzabile	350.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Multimetro a vero TRMS con termocamera integrata e pinza flessibile iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Multimetro termico a vero valore RMS con trasmissione wireless, con iFlex & batteria extra	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimetro a vero RMS ad uso elettrico con TrendCapture	637.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Multimetro elettrico completo di kit software	747.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimetro a vero RMS ad uso industriale con TrendCapture	692.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Multimetro industriale completo di kit software	802.00
C280	3182785	Borsa morbida	71.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	824.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	879.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Multimetri Serie 20			
Fluke 27II/EUR	3947770	Multimetro industriale (IP67)	527.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multimetro industriale a vero RMS (IP67)	527.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Multimetro digitale a vero valore RMS a sicurezza intrinseca	1373.00
C25	681114	Borsa morbida	61.00
Multimetri Serie 70			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimetro	438.00
C90	466029	Borsa morbida	43.00
Multimetri Serie 80			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimetro	493.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	True RMS Multimeter	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Multimetro industriale completo di kit	599.00
C25	681114	Borsa morbida	61.00
Multimetri da banco			
Fluke 8808A 220V	2802372	Multimetro digitale da 5,5 digit	715.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Multimetro digitale da 5,5 digit	715.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Multimetro da 5,5 digit (software e cavo)	915.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Multimetro da 5,5 digit (software e cavo)	915.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Multimetro da 5,5 digit, kit di puntali 2X4W	795.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Multimetro da 5,5 digit, kit di puntali 2X4W	795.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit	1070.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm	1070.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1260.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1260.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit	1405.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm	1405.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1600.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm completo di software	1600.00
884X-CASE	2675552	Custodia rigida	440.00
884X-RTD	2675468	Sonda di temperatura RTD 100 ohm	575.00
884X-SHORT	2653346	Cortocircuito a 4 fili	31.00
884X-USB	2675479	Cavo adattatore da USB a RS232	165.00
884X-1G	2675534	Memoria USB 1 GB	40.00
8845A-EFPT	2742690	Set adattatore per puntali a punta fine	20.00
8845A-TPIT	2742683	Set puntali CI per sonde per test	15.00
FVF-UG	1576741	Aggiornamento FlukeView Forms	142.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cavo (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
RS43	946470	Cavo RS232 2 m	89.00
TL2X4W-PTII	2826215	Puntali e cavi di test 2 x 4 fili ohm (8845A/8846A)	80.00
TL2x4W-TWZ	2723629	Puntali 2x4 fili ohm con pinze	100.00
Y8021	708289	Cavo IEEE-488 1m (8845A/8846A)	458.00
Y8022	708297	Cavo IEEE-488 2m (8845A/8846A)	535.00
Y8846S	2675518	Kit di montaggio a rack (8845A/8846A)	125.00
Y8846D	2771721	Kit di montaggio a rack doppio (8845A/8846A)	170.00
Automotive			
Fluke 88V/A	2117440	Kit Combo multimetro per automotive	713.00
Multimetri a pinza			
Fluke 323	4152628	Multimetro a pinza a vero RMS	138.00
Fluke 324	4152637	Multimetro a pinza a vero RMS	180.00
Fluke 325	4152643	Multimetro a pinza a vero RMS	244.00
Fluke 353	2840252	Multimetro a pinza a vero RMS AC/DC	652.00
Fluke 355	2840265	Multimetro a pinza a vero RMS AC/DC	815.00
Fluke 365	3790607	Multimetro a pinza 200A, AC vero RMS	271.00
Fluke 368 FC	4709907	Pinza amperometrica Wireless per corredi di dispersione, ganascia 40mm	724.00
Fluke 369 FC	4709934	Pinza amperometrica Wireless per corredi di dispersione, ganascia 61mm	724.00
Fluke 373	3790564	Multimetro a pinza 600A, AC vero RMS	271.00
Fluke 374FC	4696001	Pinza amperometrica Wireless 600A AC/DC a vero TRMS	380.00
Fluke 375FC	4695932	Pinza amperometrica Wireless 600A AC/DC a vero TRMS e filtro VSD	455.00
Fluke 376FC	4695861	Pinza amperometrica Wireless 1000A AC/DC a vero TRMS, dotata di pinza iFlex	517.00
Fluke 381	3610452	Multimetro a pinza 1000A, vero RMS con display removibile e IFLEX	608.00
Fluke 902 FC	4695814	Pinza amperometrica a vero RMS per applicazioni HVAC	305.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit Fluke 62MAX+/323/1AC	265.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke i2500-18	3676405	Sonda flessibile Fluke i2500 - 18 inch	141.00
Fluke i2500-10	3676410	Sonda flessibile Fluke i2500-10 inch	141.00
H3	1608458	Custodia con tasca per multimetri a pinza (Serie 330)	47.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Tester elettrici			
Fluke 1000FLT	4472387	Tester per lampade fluorescenti	250.00
T6-1000/EU	4910257	Tester elettrico con FieldSense™ fino a 1000V AC	279.00
T6-600/EU	4910322	Tester elettrico con FieldSense™ fino a 600V AC	219.00
H-T6	4910585	Custodia per T6 con gancio per cintura	36.00
Fluke T5-600	659612	Tester elettrico	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
Fluke T5-1000	659570	Tester elettrico	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Kit composto da T5-1000, H5, 1AC	205.00
Fluke T90	4016945	Tester di tensione e continuità	61.00
Fluke T110	4016950	Tester di tensione e continuità con carico selezionabile	87.00
Fluke T130	4016961	Tester di tensione e continuità con LCD, carico selezionabile	128.00
Fluke T150	4016977	Tester di tensione e continuità con LCD, Ohm, carico selezionabile	148.00
Fluke 2042	2435038	Rilevatore di cavi (ricevitore + trasmettitore)	794.00
Fluke 2042T	2435045	Rilevatore di cavi (Trasmettitore)	413.00
Fluke 9040EUR	4014969	Indicatore di rotazione delle fasi	212.00
Fluke 9062	2435077	Indicatori del senso ciclico delle fasi e di rotazioni dei motori	195.00
LVD1	4571403	Rivelatore di tensione a torcia	37.00
LVD2	2740300	Rivelatore di tensione a torcia in formato penna	41.00
H5	649365	Custodia per tester elettrico (Fluke T5)	36.00
Fluke 1AC II	2432932	ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN	32.00
Fluke 1AC II	2432971	Rilevatore di tensione	32.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Volt Alert 5-pack	116.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Confezione da 5 rilevatori di tensione	116.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Rilevatore ACV 200-1000V	30.00
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Rilevatore ACV 200-1000V, confezione da 5 pezzi	106.00
PRV240	4566209	Unità di prova	164.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Multimetro digitale Fluke 117/Unità di prova Fluke PRV240	328.00
PRV240FS	4910310	Unità di test, T6/NCV	164.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	Livella laser a 3 punti (laser Rosso)	206.00
Fluke-3PG	4811469	Livella laser a 3 punti (laser Verde)	227.00
Fluke-18OLR	4811504	Livella laser a 2 linee (laser Rosso)	259.00
Fluke-18OLG	4811491	Livella laser a 2 linee (laser Verde)	319.00
Fluke-18OLG System	4811519	Livella laser con rilevatore LDG per livella (laser Verde)	379.00
Fluke-18OLR System	4811528	Livella laser con rilevatore LRD per livella (laser Rosso)	329.00
Fluke-LDR	4811543	Rilevatore per livella laser (laser Verde)	92.00
Fluke-LDG	4819919	Rilevatore per livella laser (laser Rosso)	103.00
PLS-20513	4791765	Treppiede telescopico 2.9m	186.00
PLS-20295	4845009	Staffa magnetica da parete per Fluke 180,480	53.00
PLS-20512	4845027	Treppiede standard 5/8 X 11	111.00
PLS-21502	4919812	Estensione per treppiede per Fluke 180	10.00
Metri laser			
Fluke 414D	4106830	Metro laser	140.00
Fluke 419D	4106853	Metro laser	269.00
Fluke 424D	4106866	Metro laser	389.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Metro laser con termometro IR	237.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Analizzatore di batterie	2809.00
Fluke BT520	4489981	Analizzatore di batterie	3492.00
Fluke BT521	4489996	Analizzatore avanzato di batterie	3914.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Sonde standard per analizzatore di batterie	341.00
BTL20	4542273	Set di sonde, con estensione (senza sensore di temperatura)	526.00
BTL21	4542286	Set di sonde, con estensione e con sensore di temperatura	654.00
BTL-A	4542258	Adattatore Tensione/Corrente per sonda	42.00
BC500	4542299	Alimentatore AC	127.00
BP500	4542300	Batterie agli ioni di Litio, 7.4V 3000mAh	106.00
BT500	4561297	Puntali per sonda, 10x puntali di ricambio, 2x copri puntali lunghi, 2x copri puntali corti	127.00
i410	617727	Pinza amperometrica AC/DC (400 A)	275.00
Tester di isolamento			
Fluke 1503	2427883	Tester di isolamento	415.00
Fluke 1507	2427890	Tester di isolamento	515.00
Fluke 1550C	3665021	Tester di isolamento (5kV)	4119.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Tester di isolamento completo di kit (5kV)	4540.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Tester di resistenza d'isolamento (5kv) con IR3000FC	4119.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Kit con tester di resistenza d'isolamento (5kv) con IR3000FC	4540.00
Fluke 1555	3665056	Tester di isolamento (10kV)	4540.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Tester di isolamento completo di kit (10kV)	4959.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Tester di resistenza d'isolamento (10kv) con IR3000FC	4540.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Kit con tester di resistenza d'isolamento (10kv) con IR3000FC	4959.00
Fluke 1577	2157280	Multimetro con test di isolamento	652.00
Fluke 1587T	2517605	Multimetro con test di isolamento (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	Multimetro Wireless 2 in 1 per test isolamento	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Kit avanzato di test d'isolamento per soluzioni Motor&Drive con 9040 e I400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit avanzato di test d'isolamento con 62MAX+ e I400	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Multimetro 2 in 1 per test isolamento con pinza i400	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00

Tester per impianti

Fluke 1662 ITDK	4546932	Tester di installazione multifunzione con memoria (Italia , Danimarca)	999.00
Fluke 1662 SCH	4546944	Tester di installazione multifunzione con memoria (Schuko)	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Tester di installazione multifunzione con test RCD tipo B (Schuko)	1299.00
Fluke 1663 ITDK	4547005	Tester di installazione multifunzione con test RCD tipo B (Italia , Danimarca)	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Tester FC di installazione multifunzione con pretest d'isolamento (Schuko)	1649.00
Fluke 1664FC ITDK	4596184	Tester FC di installazione multifunzione con pretest d'isolamento (Italia, Danimarca)	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-cavo d'alimentazione (Schuko_EU)	61.00
Fluke 166X-MTC-IT	4601096	Fluke 166X-cavo d'alimentazione (Italia)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS completo (Installazione-PAT)	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS completo/Professionale (Installazione-PAT)	778.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
ES165X	2104706	Kit di picchetti per misure della resistenza di terra (Serie 1650)	163.00
TP165X	2107742	Sonda a controllo remoto e puntale (Serie 1650)	87.00
TL165X	2107756	Set di puntali standard (Serie 1650)	120.00
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	42.00

Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS completo (Installazione-PAT)	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS completo/Professionale (Installazione-PAT)	778.00

Tester di terra/massa

Fluke 1630-2 FC	4829532	Pinza per il loop di terra e correnti di dispersione	1493.00
Fluke 1630-2	4829515	Pinza per il loop di terra e correnti di dispersione (non FC)	1493.00
Fluke 1623-2	4325155	Tester di terra GEO base	1468.00
Fluke 1625-2	4325162	Kit tester di terra GEO avanzato	2448.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Kit tester di terra GEO base	2502.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Kit tester di terra GEO avanzato	3591.00
Earth Stake	4325492	Picchetti per la messa a terra	67.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Cavo di messa a terra, bobina da 25M, Blue	67.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Cavo di messa a terra, bobina da 25M, Green	67.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Cavo di messa a terra, bobina da 50M , Red	75.00
C1620	4359042	Custodia	210.00
ES-162P3-2	4359377	Set di mulinelli per misure tripolari	260.00
ES-162P4-2	4359389	Set di rochetti con cavo per le misure quadripolari	380.00

Strumenti per il controllo della qualità dell'aria negli ambienti chiusi

Fluke 922	2679822	Flussimetro	652.00
Fluke 922/Kit	2679831	Flussimetro 922 kit completo di accessori	760.00
Fluke 971	2418208	Misuratore di temperatura e umidità	260.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter con anemometro	2345.00
Fluke CO-220	664711	Misuratore di monossido di carbonio	543.00
Fluke RLD2	3387163	Rilevatore di perdite a torcia	54.00
CO-205	664714	Kit di aspirazione	183.00
975VP	2631538	AirMeter con sonda di velocità per l'aria	458.00
PT12	2740212	Tubo di Pitot da 30 cm per 922	119.00
Fluke 985	4131397	Contatore di particelle	4283.00

Termometri digitali

Fluke 51 II	1281142	Termometro digitale a ingresso singolo	337.00
Fluke 52 II	1281139	Termometro digitale a ingresso doppio	429.00
Fluke 53 II B	3821062	Termometro digitale a ingresso singolo, 60Hz	481.00
Fluke 53 II B	3821096	Termometro digitale a ingresso singolo, 50Hz	491.00
Fluke 54 II B	3821070	Termometro digitale a ingresso doppio, 60Hz	583.00
Fluke 54 II B	3821081	Termometro digitale a ingresso doppio, 50Hz	583.00
Fluke 61	1643896	Termometro ad infrarossi	200.00
Fluke 62 MAX	4130474	Termometro ad infrarossi	97.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Termometro ad infrarossi	108.00
T5-600/62MAX+/IAC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Metro laser con termometro IR	237.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit Fluke 62MAX+/323/1AC	265.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 63	2148281	Termometro ad infrarossi	276.00
Fluke 64 MAX	4856105	Termometro a Infrarossi Multifunzione 20:1 D:S	132.00
Fluke 561	2558118	Termometro a contatto e ad infrarossi	200.00
Fluke 566	2837799	Termometro a contatto e ad infrarossi	425.00
Fluke 568	2837806	Termometro a contatto e ad infrarossi	532.00
Fluke 568Ex	4321662	Termometro ad infrarossi a sicurezza intrinseca Ex	1331.00
Fluke 572-2	4328074	Termometro ad infrarossi	634.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Termometro per uso alimentare	128.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Termometro per uso alimentare	214.00
C50	762823	Borsa morbida	43.00
H6	2152040	Custodia in nylon (Fluke 63, 66, 68 e 561)	34.00
80PR-60	2148313	Sonda RTD (Fluke 66 e 68)	78.00

Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Termometro con visione ad infrarossi	569.00
Fluke VT04A	4485211	Termometro con visione ad infrarossi	515.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	45.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	45.00

Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Videoscopio per ispezioni	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Videoscopio per ispezioni ad alta risoluzione	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	Videoscopio 3.8 mm, Sonda 1 m, Visualizzazione anteriore videoscopio	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	Videoscopio 8.5 mm, Sonda 3 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	Videoscopio 5.5 mm, Sonda 1 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	Videoscopio 8.5 mm, Sonda 1.2 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	Videoscopio UV 8.5 mm, Sonda 1 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	Bobina sonda 20 m Videoscopio 9 mm, Visualizzazione anteriore	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	Tracolla DS 7XX	49.00

Termocamere

Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9Hz	4697036	Termocamera a fuoco fisso	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Termocamera a fuoco fisso	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Termocamera a fuoco fisso	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Termocamera a fuoco manuale	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Termocamera a fuoco manuale	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Termocamera a fuoco fisso	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Termocamera a fuoco manuale	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Termocamera a fuoco manuale	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Termocamera a fuoco fisso	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Termocamera a fuoco manuale	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Termocamera a fuoco manuale	3699.00
Fluke TIS75 30Hz	4754443	Termocamera a fuoco manuale	3999.00
Fluke TIS75 9Hz	4754437	Termocamera a fuoco manuale	3999.00

Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Termocamera, 9Hz	5299.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Termocamera, 60Hz	5299.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Termocamera, 9Hz	5699.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Termocamera, 60Hz	5699.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Termocamera; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Termocamera; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Termocamera, 9Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Termocamera, 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Termocamera; 320x240; 9 Hz	7099.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Termocamera; 320x240; 60 Hz	7099.00
Fluke Ti450 9Hz	4764729	Termocamera a fuoco manuale	8199.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Termocamera a fuoco manuale	8199.00
Fluke Ti450 PRO 9Hz	4947303	Termocamera PRO 320x240 range -10 +1500°C 9Hz	8299.00
Fluke Ti450 PRO 60Hz	4947292	Termocamera PRO 320x240 range -10 +1500°C 60Hz	8299.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	SF6 Termocamera rilevatrice di perdite di gas	16999.00
Fluke Ti480 9Hz	4842105	Termocamera; 640x480; 9 Hz, SR	13199.00
Fluke Ti480 60Hz	4842086	Termocamera; 640x480; 60 Hz, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Termocamera PRO 640x480 range -10 +1000°C 9Hz	13799.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Termocamera PRO 640x480 range -10 +1000°C 60Hz	13799.00

Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9Hz	4736664	Termocamera; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60Hz	4736635	Termocamera; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Termocamera; 320 x 240; 9 Hz	11199.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke TIX520 9Hz/NFC	4597027	Termocamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TIX520 60 Hz	4596717	Termocamera; 320 x 240; 60 Hz	11199.00
Fluke TIX560 9Hz	4597094	Termocamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX560 9Hz/NFC	4597100	Termocamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00
Fluke TIX560 60 Hz	4597066	Termocamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX580 60Hz	4842073	Termocamera; 640x480; 60 HZ, SR	16299.00
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Termocamera; 640x480; 9 HZ, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Termocamera; 320x240; 9 Hz	10999.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Termocamera; 320x240; 60 Hz	10999.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Termocamera; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Termocamera; 640x480; 60 Hz	15849.00
Fluke 2x lens	4961163	Teleobiettivo ad infrarossi (ingrandimento 2X)	2049.00
Fluke 4x lens	4961188	Teleobiettivo ad infrarossi (ingrandimento 4X)	4579.00
Fluke RSE-MB	4961344	Staffa di montaggio	129.00
Fluke RSE-Stand	4973844	Supporto RSE	139.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	Obiettivo grandangolare ad infrarossi	1029.00

Accessori per Termocamere

Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	79.00
Ti-Visor3	4335377	Visiera parasole per Termocamera	79.00
Ti-Tripod	3511872	Base di montaggio per treppiede	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Attacco per cavalletto	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Teleobiettivo a infrarossi (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Obiettivo grandangolare a infrarossi (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Teleobiettivo a infrarossi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Obiettivo grandangolare a infrarossi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Lente IR 4x Tele per TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Lente IR Macro a 25microm per TiX560-TiX520	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Caricatore per auto (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Pacco batterie ricaricabile (Ti20)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Batteria aggiuntiva (Ti32/TiR32)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base per ricarica (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Tracolla regolabile	30.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Batteria "Smart" aggiuntiva	129.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Cinghia da polso regolabile	15.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	Cavo video HDMI	20.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Coperchio lente	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Set auricolare/mic Bluetooth	79.00

Finestre per ispezione quadri elettrici

FLK-050-CLKT	3460346	Finestra all'infrarosso serie C da 50 mm, con Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	Finestra all'infrarosso serie C da 75 mm, con Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	Finestra all'infrarosso serie C da 100 mm, con Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	2 poll. (50 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	219.00
Fluke CV300	4326962	3 poll. (75 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	295.00
Fluke CV301	4338164	3 poll. (75 mm) finestra ir, chiave di sicurezza blocco sportello	309.00
Fluke CV400	4326996	4 poll. (100 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	409.00
Fluke CV401	4338173	4 poll. (100 mm) finestra ir, chiave di sicurezza blocco sportello	409.00

Oscilloscopi

Oscilloscopi Serie 120

Fluke 123B/EU	4755659	Oscilloscopio industriale 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	Oscilloscopio industriale 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	Oscilloscopio industriale 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	Oscilloscopio industriale 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	Oscilloscopio industriale 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	Oscilloscopio industriale 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Oscilloscopio industriale + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Oscilloscopio industriale + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, EU	2288.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, INT	2652.00

Oscilloscopi Serie 190

Fluke 190-204/EU	3894409	Oscilloscopio 4 canali 200 MHZ a colori	4581.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Oscilloscopio 4 canali 200 MHZ a colori con SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Oscilloscopio 4 canali 100 MHZ a colori	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Oscilloscopio 4 canali 100 MHZ a colori con SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Oscilloscopio 2 canali 60 MHZ a colori	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Oscilloscopio 2 canali 60 MHZ a colori con SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Oscilloscopio 2 canali 100 MHZ a colori	3557.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Oscilloscopio 2 canali 100 MHZ a colori con SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Oscilloscopio 2 canali 200 MHZ a colori	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Oscilloscopio 2 canali 200 MHZ a colori con SCC	4424.00
Fluke 190-502/EU	4025623	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori	4946.00
Fluke 190-502/UN	4025638	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori	5355.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori UNI+SCC	5355.00
Fluke 190-504/EU	4419875	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori con SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori con SCC UNI	5535.00

Motor Drive Analyzers

Fluke MDA-510	4984691	Motor Drive Analyzer, 4 canali, 500 MHz	5675.00
Fluke MDA-550	4984706	Motor Drive Analyzer, 4 canali, 500 MHz con albero motore e armoniche	6550.00
SVS-500	5011031	Set con spazzole e base magnetica	349.00
SB-500	5011046	Set con 3 spazzole di ricambio per SVS-500 e MDA-500	261.00

Accessori per ScopeMeter

AC120	646163	Set di pinzette a coccodrillo	47.00
AS400	3894880	Set di estensione sonde, per VPS400	113.00
BB120	646171	Adattatore connettore a banana/BNC	52.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	47.00
BHT190	3379374	Set di adattatori breakout per i tre bus di comunicazione industriali	368.00
BP120MH	2544081	Pacco batterie NiMH (120 Series/43B)	103.00
BP190	677390	Pacco batterie NiMH (Serie 190)	207.00
BP290	4025762	Pacco batterie di ricambio per Fluke 190 serie II	245.00
BP291	3894688	Pacco batterie di ricambio per serie Fluke 190	343.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	112.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	141.00
C125	646858	Custodia morbida	52.00
C190	677401	Custodia rigida (Serie 190)	263.00
C195	677408	Custodia morbida	244.00
C290	3894803	Custodia rigida per il trasporto	219.00
CS20MA	677393	Shunt di corrente 4-20 mA	101.00
EBC290	3894906	Caricabatterie esterno	108.00
HC120	646668	Pizzette a gancio	59.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	52.00
HC200	2086410	Pizzette a gancio	42.00
HH290	3894844	Gancio per oscilloscopi serie 190 II	77.00
MA190	1567481	Kit accessori per Serie 190 per uso medicale	464.00
OC4USB	2166266	Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB)	167.00
PM8907/807	624764	Caricabatterie/adattatore della tensione di linea	125.00
PM8907/808	614039	Caricabatterie/alimentatore da rete UNIVERSAL (Serie 120)	149.00
PM9080	1641983	Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232)	277.00
PM9081	916093	Adattatore BNC/banana	53.00
PM9082	916163	Adattatore banana/BNC	53.00
PM9091	935598	Cavi coassiali BNC (1,5 m)	125.00
PM9092	935601	Cavi coassiali BNC (0,5 m)	108.00
PM9093	935593	Adattatore maschio BNC / femmina BNC	72.00
PM9096/201	651742	Pick-up capacitivo	346.00
RS120-III	4023947	Set per sostituzione sonda	113.00
RS400	3894867	Set di sostituzione sonda, per VPS400	90.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 120)	477.00
SCC128	2100199	Kit accessori per uso automotive (Serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Kit accessori per uso automotive (Serie 190)	933.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 190)	668.00
SCC290	3894826	Custodia rigida per il trasporto e kit software	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Serie di cavi di test schermati (Serie 120/190)	258.00
STL120-III	4023901	Puntali schermati	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00
TAS90	614187	Set di accessori per uso automotive (Serie 120/190)	72.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	194.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHZ 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	Set di sonde di tensione 1:1, nero, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	Set di sonde di tensione 10:01, grigio, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	Set di sonde di tensione 10:01, 1 rosso, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS212-G	3086286	Set di sonde di tensione 10:01, grigio, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	Set di sonde di tensione 10:01, rosso, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	Set di sonde di tensione 100:01, grigio, 200 MHz, 1,2 m	225.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
VPS220-R	3086299	Set di sonde di tensione 100:01, rosso, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Sonda di corrente	131.00
VPS410-II-B	4276937	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz grigio	215.00
VPS410-II-G	4276943	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz blu	215.00
VPS410-II-R	4276928	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz rosso	215.00
VPS410-II-V	4276955	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz verde	215.00
VPS420-R	3894783	Sonda di tensione per lavori gravosi Rossa/Nera	250.00
VPS420-B	4411541	Sonda di tensione per lavori gravosi Blu/Nera	250.00
VPS420-G	4411565	Sonda di tensione per lavori gravosi Grigia/Nera	250.00
VPS420-V	4411583	Sonda di tensione per lavori gravosi Verde/Nera	250.00
VPS510-R	4025781	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Rosso	215.00
VPS510-B	4025796	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Blu	215.00
VPS510-G	4025801	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Grigia	215.00
VPS510-V	4025812	Set sonda di corrente 500 MHz, 10:1 Verde	215.00

Analizzatori di rete

Fluke 345	2584181	Multimetro a pinza per misure di Power Quality	1636.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit per l'upgrade analisi motori per serie 430-II	2066.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Analizzatore di rete e di Power Quality (senza pinze)	4131.00
Fluke 434-II	4116638	Analizzatore di rete e di Power Quality	4773.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	4773.00
Fluke 435-II	4116661	Analizzatore di rete e di Power Quality avanzato	6128.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Analizzatore di rete e di Power Quality (senza pinze)	5520.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	6129.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8478.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7823.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	8478.00
Fluke 438-II	4778976	Analizzatore di Power Quality & Motori	7547.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Analizzatore di Power Quality & Motori, senza pinze e WiFi SD Card FC	6905.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Analizzatore di Power Quality & Motori, senza WiFi SD Card FC	7547.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energy Logger, versione EU/US	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energy Logger, versione internazionale	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Energy Logger, versione base	2277.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energy Logger, versione EU/US avanzata	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energy Logger, versione internazionale avanzata	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Energy Logger, versione avanzata senza sonde di corrente	2587.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione EU/US	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Basic senza pinze felssibili	3933.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Internazionale	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Avanzata EU/US	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione avanzata senza pinze felssibili	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione avanzata International	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione EU	3618.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione EU	3618.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione EU	3308.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione INTL	3618.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione INTL	3618.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione INTL	3308.00
1742-6/Upgrade	4920964	Upgrade da 1742 a 1746	1770.00
1742-8/Upgrade	4920973	Upgrade da 1742 a 1748	3273.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione EU	4964.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione EU	4964.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione EU	4653.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione INTL	4964.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione INTL	4964.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione INTL	4653.00
1746-8/Upgrade	4920986	Upgrade da 1746 a 1748	1770.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione EU	6207.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione EU	6207.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione EU	5896.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione INTL	6207.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione INTL	6207.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione INTL	5896.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	12027.00
Fluke 1760	2630744	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	13935.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	16481.00
Fluke 1760TR	2637634	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	18387.00
Fluke VR1710	3030923	Registratore monofase della qualità della tensione	887.00
C1740	4116762	Custodia morbida per Fluke 174X e 43X-II	209.00
C437-II	4116743	Custodia rigida per Fluke 430 serie II con ruote	505.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	199.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	6020.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Accessori per analizzatori di rete			
1743/1744 Poleset	3024485	Kit di montaggio (Fluke 1743/1744)	42.00
3140R	2650136	Trasduttore di corrente a pinza, 400A	407.00
3210-PR-TF-II	4531769	Pinza flessibile sottile 1000A 61cm per uso con FLUKE 430	632.00
3310-PR-TF-II	4531778	Pinza flessibile sottile 5000A 61cm per uso con FLUKE 1750	844.00
3312-PR-TF-II	4531784	Pinza flessibile sottile 5000A 122cm per uso con FLUKE 1750	1039.00
BP120MH	2544081	Pacco batterie NiMH (120 Series/43B)	103.00
BE345	2839604	Dispositivo di esclusione della batteria (Fluke 345)	156.00
BP1730	4389436	Batteria Li Ion 3.7V 2500mAh per Fluke 1730	41.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	112.00
C17xx	4637381	Borsa morbida per FLUKE-17xx	118.00
CS1750	2673962	Custodia rigida (Fluke 1750)	259.00
1730 Hanger	4358028	Kit per agganciare/posizionare Fluke 1730	57.00
1730 Cable	4395217	Cavo d'ingresso AUX per Fluke 1730	30.00
1750/Case	2650124	Custodia rigida (1750/1760)	558.00
1750/Seat-L	2673937	Licenza SEAT per Fluke 1750	1105.00
1750/Site-L	2673928	Licenza SITE per Fluke 1750	5526.00
FS17X5-TF-II	4531791	Set pinze flessibili sottili 3000A 4-PH per uso con FLUKE1735 e 1745	1627.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Set pinze flessibili sottili 3000A IP65 4-PH per uso con FLUKE 1743/44	1806.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Pinza flessibile sottile 3000A 1PH per uso con FLUKE 1735 e 174x	407.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adattatore per ingresso AUX per Fluke 173x	136.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Puntali di misura per Fluke 173x; 0.1m	41.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Set pinze flessibili sottili 3000A/6000A 91cm 4-PH	1623.00
GPS430-II	4693803	Modulo di sincronizzazione GPS (serie 430-II)	1560.00
GPS-Time Sync	2539223	Modulo di sincronizzazione GPS (Fluke 1760)	434.00
i17XX-flex1500	4637328	Pinza flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx	167.00
i17XX-flex3000	4637343	Pinza flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx	179.00
i17XX-flex6000	4637362	Pinza flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx	190.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	Pinze flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	485.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	Pinze flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	516.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	Pinze flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	548.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	Pinze flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	632.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	Pinze flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	675.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	Pinze flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	717.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Set di 1- pinze minipinze amperometriche (1735/1740)	475.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Set di minipinze amperometriche trifase	546.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Set di minipinze amperometriche quadrifase	734.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	Set di minipinze di corrente per Power quality monofase 5A/50A	475.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Set di minipinze amperometriche trifase	546.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Set di minipinze amperometriche quadrifase	734.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Set di minipinze amperometriche trifase	546.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Set di minipinze amperometriche quadrifase	734.00
i40S-EL	4637396	Pinze Clamp-on Current Transformer	215.00
i40S-EL/3pk	4637409	Pinze Clamp-on Current Transformer - Set di 3 pinze	601.00
i400	2277225	Pinza amperometrica (400 A)	165.00
i400s	2277202	Pinza amperometrica (400 A)	296.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Pinza flessibile sottile 6000A 61cm per uso con FLUKE 430	410.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Pinze flessibili sottili 6000A 61cm per uso con FLUKE 430 - set 4 pezzi	1248.00
i5s	2508467	Pinza amperometrica AC (5 A)	550.00
i5S-PR	3949761	Sonda di corrente per fluke 1750, 5A	326.00
i5sPQ3	2457508	Set di 3 pinze amperometriche AC (5 A)	1323.00
IEEE519/REPORT	4589748	Licenza Software per reporting secondo IEEE519	527.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Sonde magnetiche a banana 4mm - Set di 4	94.00
MBX USB-RS232	2539565	Adattatore da USB a RS232	47.00
OC4USB	2166266	Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB)	167.00
PM9080	1641983	Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232)	277.00
TLS430	2157713	Puntali e pinzette a coccodrillo 4 nere/1 verde (Serie 430)	132.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Sonda di corrente 10A/1A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Trasformatore di corrente a pinza 50A/5A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Trasformatore di corrente a pinza 200A/20A (Fluke 1760)	395.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 sottile e flessibile 45cm	463.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 sottile e flessibile 61cm	463.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 sottile e flessibile 91cm	909.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	Clip a gancio, Rosso	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	Cavo di collegamento incrociato RS232 , 3mt	40.00
TPS Shunt 1A	2540548	Shunt 1 A AC/DC	321.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Shunt AC/DC20mA (Fluke 1760)	332.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Sonda di tensione 10V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Sonda di tensione 100V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Sonda di tensione 400V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Sonda di tensione 600V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Sonda di tensione 1000V (Fluke 1760)	500.00
VL1735/45	3276205	Set di puntali a banana per volt a 4 fasi per Fluke-1735/45	248.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	Connettore di tensione IP65	218.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	Pinza IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Pinza IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 pezzi	523.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Pinza IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 pezzi	698.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	Pinza IP65 iFlexi 3KA 60 cm	218.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Pinza IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 pezzi	523.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Pinza IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 pezzi	698.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	Pinza IP65 iFlexi 6KA 90 cm	261.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Pinza iFlexi 6KA 90 cm, 3 pezzi	610.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Pinza iFlexi 6KA 90 cm, 4 pezzi	784.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Cavo di estensione per iFlexi, 5m	131.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Set di puntali; 1000V CAT III, 0.18 m; Rosso/Nero	35.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Kit gancio	62.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	Antenna ricevitore GPS	336.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kit marcatore cavi, 05MM	52.00
MP1-3R/1B	4944790	Sonda magnetica per banana 4 mm 3 rosse, 1 nera	87.00

Vibration Tester

Fluke 805	4094385	Vibration Meter	1784.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibration Meter con Fluke Connect	1784.00
Fluke 805/ES	4636786	Sensore esterno per vibrazioni	1060.00
Fluke 810	3542635	Tester vibrazioni	9571.00
Fluke 820-2	4550041	Stroboscopio a LED	907.00
Fluke 830	4454396	strumento per l'allineamento laser	7241.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Gnasse magnetiche	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Spessori di correzione	835.00
810S	3530828	Sensore per tester vibrazioni	1445.00
810QDC	3530837	Cavo per disconnessione veloce	151.00
810SMM	3530862	Sensore a magnete	212.00
810SMP	3530855	Kit da 10 sensori a magnete	29.00
SBP-810	3530843	Pacco batterie smart	269.00
Fluke-810PA	3986002	Set di adattatori internazionali per prese corrente	85.00

Calibratori di processo

Calibratori portatili

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3875.00
Fluke 705	665091	Calibratore di loop	780.00
Fluke 707	1617262	Calibratore di loop	897.00
Fluke 707Ex	2032187	Calibratore di loop a sicurezza intrinseca	1261.00
Fluke 709	4234350	Calibratore di loop di precisione	890.00
Fluke 709H	4234361	Calibratore di loop di precisione con comunicazione HART	1432.00
Fluke 710	4991049	Tester di valvole su loop mA con HART	2159.00
Fluke 712B	4387857	Calibratore di temperatura RTD	1105.00
Fluke 714B	4387869	Calibratore di temperatura TC	1131.00
Fluke 715	620101	Calibratore Volt/mA	1272.00
Fluke 717 1G	2547166	Calibratore di pressione (68.9 mbar)	1444.00
Fluke 717-15G	4058808	Calibratore di pressione (1 bar)	1444.00
Fluke 717 100G	1630430	Calibratore di pressione (7 bar)	1444.00
Fluke 717 30G	662897	Calibratore di pressione (2 bar)	1498.00
Fluke 717 300G	2547175	Calibratore di pressione (20 bar)	1444.00
Fluke 717 500G	2547182	Calibratore di pressione (34.7 bar)	1444.00
Fluke 717 1000G	2547194	Calibratore di pressione (69 bar)	1444.00
Fluke 717 1500G	2547203	Calibratore di pressione (103.4 bar)	1600.00
Fluke 717 3000G	2547215	Calibratore di pressione (207 bar)	1600.00
Fluke 717 5000G	2547232	Calibratore di pressione	1600.00
Fluke 717-10000G	4058813	Calibratore di pressione(690 bar)	1600.00
Fluke 718 30G	665075	Calibratore di pressione (2 bar)	2718.00
Fluke 718 1G	2547148	Calibratore di pressione (68.9 mbar)	2831.00
Fluke 718 100G	665080	Calibratore di pressione (7 bar)	2718.00
Fluke 718 300G	2547153	Calibratore di pressione (20 bar)	2823.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (2 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (7 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (20 bar)	3496.00
Fluke 719 30G	3315332	Calibratore di pressione elettrico (2 bar)	3604.00
Fluke 719 100G	3315344	Calibratore di pressione elettrico (7 bar)	3604.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Calibratore di pressione elettrico, 2 bar	3200.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Calibratore di pressione elettrico, 10 bar	3200.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Calibratore di pressione elettrico, 20 bar	3200.00
Fluke 720URTD	4382695	Adattatore RDT universale per 721, 721Ex e 719PRO	167.00
Fluke-721-1601	4353241	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 6.9 bar	2029.00
Fluke-721-1603	4353283	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 20 bar	2029.00
Fluke-721-1605	4353327	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 34 bar	2029.00
Fluke-721-1610	4353366	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 69 bar	2029.00
Fluke-721-1615	4353401	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 103 bar	2029.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke-721-1630	4353447	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 200 bar	2029.00
Fluke-721-1650	4353486	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 345 bar	2029.00
Fluke-721-3601	4353252	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 6.9 bar	2029.00
Fluke-721-3603	4353290	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 20 bar	2029.00
Fluke-721-3605	4353330	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 34 bar	2029.00
Fluke-721-3610	4353375	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 69 bar	2029.00
Fluke-721-3615	4353412	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 103 bar	2029.00
Fluke-721-3630	4353458	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 200 bar	2029.00
Fluke-721-3650	4353499	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 345 bar	2029.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 100 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 300 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 1000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 1500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 3000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 5000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 100 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 300 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 1000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 1500 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 3000 PSIG	2652.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 5000 PSIG	2652.00
Fluke 724	1553041	Calibratore di temperatura	2373.00
Fluke 725	664133	Calibratore di processo multifunzione	3314.00
Fluke 725Ex	2098179	Calibratore di processo multifunzione a sicurezza intrinseca	4052.00
Fluke 726	2452080	Calibratore di processo multifunzione	3795.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Calibratore di pressione automaticor , con FC (2 Bar)	8593.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Calibratore di pressione automatico, con FC (10 Bar)	8593.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Calibratore di pressione automatico, con FC (20 Bar)	8593.00
Fluke 729 30G	4856990	Calibratore di pressione automatico (2 Bar)	8383.00
Fluke 729 150G	4856983	Calibratore di pressione automatico (10 Bar)	8383.00
Fluke 729 300G	4856976	Calibratore di pressione automatico (20 Bar)	8383.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Calibratore di pressione automaticor, con DPC Track2 Bundle	9760.00
Fluke 753 EU	4411027	Calibratore di processo con funzione di documentazione	5474.00
Fluke 754 EU	4400387	Calibratore di processo con funzione di documentazione	6898.00
Fluke 771	2646347	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	575.00
Fluke 772	3362352	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	820.00
Fluke 773	3362365	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	1090.00
Fluke 787B	4777186	ProcessMeter	1037.00
Fluke 789/E	3977194	Multimetro di processo con generatore di mA	1165.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Process Meter e connettore Fluke Connect	1098.00

Moduli di pressione			
Fluke-700G01	4353523	Manometro di precisione, -10" a 10" WC (27 mbar)	756.00
Fluke-700G02	4353538	Manometro di precisione, -30" a 30" WC (69 mbar)	756.00
700G04	4096972	Manometro di precisione, +/- 1 bar	770.00
700G05	4097514	Manometro di precisione, 2 bar	770.00
700G06	4097538	Manometro di precisione, 6.9 bar	770.00
700G07	4097561	Manometro di precisione, 34 bar	770.00
700G08	4097592	Manometro di precisione, 69 bar	770.00
700G27	4097545	Manometro di precisione, 20 bar	770.00
700G29	4097605	Manometro di precisione, 200 bar	779.00
700G30	4097610	Manometro di precisione, 345 bar	779.00
700G31	4097622	Manometro di precisione, 690 bar	779.00
Fluke-700GA4	4353545	Manometro di precisione, 1 bar assoluto	756.00
Fluke-700GA5	4353550	Manometro di precisione, 2 bar assoluto	756.00
Fluke-700GA6	4353561	Manometro di precisione, 6.9 bar assoluto	756.00
Fluke-700GA27	4353577	Manometro di precisione, 20 bar assoluto	756.00
700HTPK	4124358	Kit per prove idrauliche, 0 a 690 bar	1175.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Kit pompa da test idraulico	1539.00
Fluke 700MTH	4623345	Tubo flessibile metrico per test di pressione	566.00
Fluke 700M20TH	4623338	Tubo flessibile M20 per test di pressione	566.00
700PCK	100062	Kit di calibrazione per modulo di pressione	1412.00
Fluke 700PTPK	4124364	Kit per prove pneumatiche, 0 a 41 bar	616.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Kit pompa da test pneumatico	1422.00
700G/TRACK	4123225	Cavo di registrazione e software per la serie 700G	431.00
Fluke-700RG05	4353589	Manometro di precisione, con riferimento, +2 bar	797.00
Fluke-700RG06	4353592	Manometro di precisione, con riferimento, 6.9 bar	797.00
Fluke-700RG07	4353605	Manometro di precisione, con riferimento, 34 bar	797.00
Fluke-700RG08	4353610	Manometro di precisione, con riferimento, 69 bar	797.00
Fluke-700G10	4353654	Manometro di precisione, 140 bar	756.00
Fluke-700RG29	4353622	Manometro di precisione, con riferimento, 200 bar	864.00
Fluke-700RG30	4353631	Manometro di precisione, con riferimento, 345 bar	864.00
Fluke-700RG31	4353646	Manometro di precisione, con riferimento, 690 bar	864.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 700TTH5K	4623323	Tube flessibile per test di pressione	566.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Tube flessibile per test di pressione, 10K	673.00
750P00	4352270	Modulo di pressione relativa (0 - 2.5 mbar)	1653.00
750P01	4352281	Modulo di pressione relativa (0 - 25 mbar)	1277.00
750P02	4352750	Modulo di pressione relativa (0 - 70 mbar)	1277.00
750P22	4352296	Modulo di pressione relativa (0 - 70 mbar)	1277.00
750P03	4352738	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1277.00
750P23	4352308	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1277.00
750P04	4352313	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1277.00
750P24	4352324	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1277.00
750P05	4352336	Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	1277.00
750P06	4352349	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1277.00
750P27	4352351	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1277.00
750P07	4352360	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1277.00
750P08	4352372	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1277.00
750P09	4352385	Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	1277.00
750P2000	4352397	Modulo di pressione relativa (0 - 140 bar)	1277.00
750P29	4352403	Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	2026.00
750P30	4352415	Modulo di pressione relativa (0 - 340 bar)	2026.00
750P31	4352426	Modulo di pressione relativa (0 - 700 bar)	2026.00
750PA3	4352432	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1469.00
750PA4	4352444	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1469.00
750PA5	4352459	Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	1469.00
750PA6	4352467	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1469.00
750PA27	4352471	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1469.00
750PA7	4352480	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1469.00
750PA8	4352498	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1440.00
750PA9	4352500	Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	1440.00
750PV3	4352517	Modulo di pressione relativa (-350 mbar)	1440.00
750PV4	4352521	Modulo di pressione relativa (-1 bar)	1440.00
750PD2	4352539	Modulo di pressione relativa (-70 - 70 mbar)	1440.00
750PD3	4352542	Modulo di pressione relativa (-350 - 350 mbar)	1440.00
750PD10	4352556	Modulo di pressione relativa (-700 - 700 mbar)	1440.00
750PD4	4352563	Modulo di pressione relativa (-1 - 1 bar)	1440.00
750PD5	4352574	Modulo di pressione relativa (-1 - 2 bar)	1440.00
750PD50	4352588	Modulo di pressione relativa (-1 - 3.5 bar)	1440.00
750PD6	4352595	Modulo di pressione relativa (-1 - 7 bar)	1440.00
750PD7	4352602	Modulo di pressione relativa (-1 - 14 bar)	1440.00
750PD27	4352616	Modulo di pressione relativa (-1 - 20 bar)	1440.00
750R04	4352625	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1440.00
750R06	4352633	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1440.00
750R27	4352640	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1440.00
750R07	4352657	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1440.00
750R08	4352669	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1440.00
750R29	4352678	Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	2163.00
750R30	4352684	Modulo di pressione relativa (0 - 340 bar)	2163.00
750R31	4352691	Modulo di pressione relativa (0 - 700 bar)	2163.00
750RD5	4352706	Modulo di pressione relativa (-1 - 2 bar)	1619.00
750RD6	4352714	Modulo di pressione relativa (-1 - 7 bar)	1619.00
750RD27	4352723	Modulo di pressione relativa (-0.8 - 20 bar)	1619.00
750P01Ex	4558658	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 25 mbar)	2467.00
750P24Ex	4558686	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	2467.00
750P05Ex	4558664	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	2467.00
750P06Ex	4558673	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	2467.00
750P27Ex	4558699	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	2467.00
750P09Ex	4558725	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	2467.00
750P29Ex	4558702	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	4215.00
750PA4Ex	4558716	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	2673.00

Accessori per Calibratori di processo

700HTH-1	2811795	Tube flessibile di prova	944.00
700ILF	1566730	Filtro in linea	108.00
700LTP-1	2811763	Pompa da test per basse pressioni	1007.00
700-IV	202561	Shunt di corrente	499.00
700PMP	617131	Pompa di pressione (10 bar)	704.00
700PRV-1	2811808	Valvola di scarico pressione per 700HTP	1135.00
700PTP-1	2811774	Pompa da test pneumatica	907.00
700SC	667425	Cavo di interfaccia seriale (Fluke 725/725Ex/726)	238.00
700TC1	620119	Kit connettori per termocoppie (10 tipi)	145.00
700TC2	620127	Kit connettori per termocoppie (5 tipi)	119.00
Fluke 720RTD	4366669	Sonda RTD per 721, 721Ex e 719PRO	267.00
787CAL 230	662996	Modulo di calibrazione (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Caricabatterie	323.00
BE9005 240	946652	Dispositivo di esclusione della batteria	299.00
BP7235	668225	Pacco batterie NiMH	259.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
C700	606928	Custodia rigida (Serie 700)	359.00
C789	946694	Borsa morbida	201.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1158.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
BP7240	4022220	Batteria di ricambio per 753/754	176.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3459.00
BC7240	4022655	Caricabatteria (753/754)	50.00
HART Drywell Cable	2111088	Kit cavo per il controllo dei pozzetti a secco	167.00
Fluke-71x	3345825	Kit cavi	105.00
Fluke 700TLK	3829398	Kit puntali di processo	142.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Software e cavo per Fluke 709H	457.00
Fluke 720URTD	4382695	Adattatore RDT universale per 721, 721Ex e 719PRO	167.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	89.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Raccogliitore di sporcizia e liquidi per 718 e 719Pro	326.00

Accessori generali

Puntali, sonde e pinzette			
80K-15	618113	Sonda ad aria per pulizia	301.00
AC175	4101772	Set di pinzette a coccodrillo	30.00
AC220	1610103	Set di pinzette a coccodrillo SureGrip	48.00
AC280	1610115	Set di mollette a gancio SureGrip	38.00
AC283	1610144	Set di mollette per pinze SureGrip	43.00
AC285	1610159	Set di pinzette a coccodrillo larghe SureGrip	24.00
AC285-FTP	4073928	Pinzette a coccodrillo e adattatori (FTP-1, FTPL-1)	28.00
AC288	4617784	Sonda SureGrip™ per morsettiere	38.00
AC87	1278079	Pinzette a coccodrillo per Bus a barra	50.00
AC89	873448	Pinzetta ad inserzione - rubatensione	56.00
BP980	1616807	Connettore doppia banana	57.00
FTP-1	3869437	Set di sonde per test con fusibile	99.00
FTPL-1	3869443	Set di sonde per test con fusibile con puntali	109.00
H900	1616818	Porta puntali	34.00
Leadwrap	4083525	Resistente gancio in Nylon e fascia per fissaggio, 3 pezzi	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	55.00
T5-RLS	4089137	Set di puntali di ricambio (T5)	24.00
TL175	3521976	Puntali Twist Guard	30.00
TL175E	3565554	Puntali Twist Guard con adattatore 4mm	33.00
TL220-1	3971178	Set di puntali industriali SureGrip	83.00
TL221	2003602	Set di prolunga SureGrip	37.00
TL222	2003616	Set di puntali in silicone SureGrip	37.00
TL223-1	3971184	Set di puntali elettronici SureGrip	76.00
TL224	1610198	Set di puntali in silicone SureGrip	33.00
TL225-1	3971191	Suregrip kit x eliminazione tensioni parassite (x multimetri)	110.00
TL238	2132831	Kit di puntali SureGrip per alta tensione	83.00
TL27	668571	Set di puntali per servizi pesanti	38.00
TL40	1590606	Set di puntali a punta retrattile	55.00
TL71-1	3971207	Set di puntali elettronici	30.00
TL75-1	3971218	Puntali con punta al nickel	25.00
TL76	2032684	Set di puntali completo	43.00
TL80A-1	3971229	Set di puntali	79.00
TL81A	1277073	Set di puntali elettronici Deluxe	165.00
TL910	1616632	Set di puntali elettroniche (con punte di ricambio)	76.00
TL930	1616671	Cavo di prolunga (60 cm)	19.00
TL932	1616680	Cavo di prolunga (90 cm)	21.00
TL935	1616698	Kit di cavi di prolunga (60, 90, 120 cm)	63.00
TL940	1616705	Puntali a mini-gancetto	21.00
TL950	1616710	Puntali a mini-pinzetta	38.00
TL960	1616722	Puntali a micro-gancetto	21.00
TL970	1616793	Set di puntali a pinzetta e gancetto	79.00
TLK1550-RTL	4112351	Puntali integrali e pinze 10 kV	239.00
TLK220	2097022	Kit accessori SureGrip	153.00
TLK-225	3971234	Set di puntali Master SureGrip	165.00
TLK281-1	3971241	Set di puntali per automotive	146.00
TLK-282-1	3971252	Set di puntali Delux per automotive	186.00
TLK287	3045631	Kit di puntali elettronici	175.00
TLK289	3092521	Kit di puntali industriali Master	175.00
TLK290	2435092	Set di addatori	65.00
TLK291	2435108	Set di sonde per test con fusibile	65.00
TP1-1	3971265	Sonde di test	19.00
TP175	3521983	Sonde di test TwistGuard , 2mm	21.00
TP175E	3565568	Sonde di test TwistGuard, puntali da 2mm con adattatore 4mm	23.00
TP2-1	3971283	Sonde di test	21.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
TP220-1	3971276	Sonde di test SureGrip	21.00
TP38	1541636	Sonda a profilo sottile (isolata)	19.00
TP74	1541649	Sonde con punta a molla	21.00
TP80	873455	Sonde elettroniche	41.00
TP912	1616644	Punte di ricambio per TL910	38.00
TP920	1616659	Set di adattatori	55.00

Pinze amperometriche			
80i-110s	114519	Pinza amperometrica AC/DC (100 A)	779.00
i1000s	1568487	Pinza amperometrica AC (1000 A)	660.00
i1010	617735	Pinza amperometrica AC/DC (1000 A)	474.00
i1010 Kit	2096998	Pinza amperometrica AC/DC (1000A) con custodia	484.00
i200	664755	Pinza amperometrica AC (200 A)	165.00
i2000 flex	2584912	Pinza amperometrica AC flessibile (2000 A)	330.00
i200s	664760	Pinza amperometrica AC (200 A)	275.00
i30	2584920	Pinza amperometrica AC/DC (30A)	440.00
i3000 flex-4PK	2696367	Pinza amperometrica AC (3000 A), 4 pezzi	1323.00
i3000s	657202	Pinza amperometrica AC (3000 A)	794.00
i3000s flex-24	2584888	Pinza amperometrica AC flessibile (3000A), 610 mm	506.00
i3000s flex-36	2584901	Pinza amperometrica AC flessibile (3000A), 915 mm	606.00
i30s	2584935	Pinza amperometrica AC/DC (30A)	606.00
i310s	2840309	Pinza amperometrica AC/DC (300 A)	363.00
i400	2277225	Pinza amperometrica (400 A)	165.00
i400s	2277202	Pinza amperometrica (400 A)	296.00
I40S-PR (1750)	3949777	Pinza amperometrica 40A (per 1750)	387.00
i410	617727	Pinza amperometrica AC/DC (400 A)	275.00
i410 Kit	2097005	Pinza amperometrica AC/DC (400A) con custodia	319.00
i6000s flex-24	2840311	Pinza amperometrica AC (6000 A)	660.00
i6000s flex-36	2840327	Pinza amperometrica AC (6000 A)	771.00
i800	2840283	Pinza amperometrica AC (800 A)	237.00

Accessori per le misure di temperatura			
80AK-A	2747812	Adattatore per termocoppia	35.00
80BK-A	2747801	Sonda di temperatura integrata per multimetri digitali (tipo K)	39.00
80CJ-M	833046	Mini-connettori maschio (tipo J)	26.00
80CK-M	779942	Mini-connettori maschio (tipo K)	26.00
80PJ-1	1288191	Sonda a goccia (tipo J)	28.00
80PJ-9	1288218	Sonda di uso generico (tipo J)	71.00
80PJ-EXT	1288234	Kit filo di prolunga (tipo J)	64.00
80PK-1	750422	Sonda a goccia (tipo K)	37.00
80PK-10	3439199	Sonda di temperatura per tubature (tipo K)	217.00
80PK-11	2724500	Sonda di temperatura con chiusura in Velcro	42.00
80PK-18 Kit	3448859	Kit di sonda di temperatura per tubature	352.00
80PK-22	2098684	Sonda immersione Suregrip x liquidi o gel tipo K - uso generico	108.00
80PK-24	2098691	Sonda suregrip x temperatura aria e gas non corrosivi -tipo K	141.00
80PK-25	2098706	Sonda ad inserzione Suregrip x applic.alimentari, tipo k	127.00
80PK-26	2098714	Sonda ad esposizione per superfici generiche e aria tipo K	141.00
80PK-27	2098723	Sonda superfici industriali, x superfici piane o flesse tipo K	385.00
80PK-3A	874610	Sonda di superficie (tipo K)	242.00
80PK-8	200360	Sonda di temperatura per tubature (tipo K)	197.00
80PK-9	1288229	Sonda di uso generico (tipo K)	71.00
80PK-EXT	1288241	Kit di prolunga per termocoppie tipo K	64.00
80PR-60	2148313	Sonda RTD (Fluke 66 e 68)	78.00
80PT-25	2104397	Sonda ad inserzione Suregrip x applicaz.alimentari - tipo T	112.00
80PT-EXT	1288252	Kit filo di prolunga (tipo T)	64.00
80T-150UA	3190456	Sonda di temperatura universale (per multimetri)	303.00
80TK	736736	Modulo termocoppia (tipo K)	153.00

Borse e gusci			
C10	897744	Guscio per multimetri	29.00
C100	827055	Custodia rigida per multimetri ed accessori	77.00
C101	2437514	Custodia rigida	71.00
C115	2826063	Borsa morbida	68.00
C116	2826074	Borsa morbida	81.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	112.00
C125	646858	Custodia morbida	52.00
C12A	930529	Borsa per multimetri	36.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	33.00
C1600	2091049	Valigetta rigida per multimetri ed accessori	43.00
C1620	4359042	Custodia	210.00
C190	677401	Custodia rigida (Serie 190)	263.00
C195	677408	Custodia morbida	244.00
C20	708396	Custodia rigida per multimetri	72.00
C23	1663209	Borsa morbida	29.00
C25	681114	Borsa morbida	61.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
C280	3182785	Borsa morbida	71.00
C33	1664120	Borsa morbida	33.00
C345	3311173	Borsa di trasporto morbida	86.00
C35	2826056	Borsa morbida	49.00
C43	1663230	Borsa	91.00
C50	762823	Borsa morbida	43.00
C510	1547885	Borsa in cuoio per multimetri	85.00
C520A	1629104	Borsa in cuoio per tester	65.00
C550	1547919	Borsa per attrezzi	143.00
C75	865535	Borsa morbida	20.00
C781	619988	Borsa morbida	105.00
C789	946694	Borsa morbida	201.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase for 75X	91.00
C800	896220	Custodia rigida per multimetri ed accessori	78.00
C90	466029	Borsa morbida	43.00
CXT170	3352567	Custodia Extreme	185.00
CXT280	3352571	Custodia Extreme	185.00
CXT80	3352559	Custodia Extreme	185.00
CXT1000	4628917	Valigia ultra resistente	185.00
FLUKEPACK30	4983088	Zaino degli attrezzi professionale	169.00
H3	1608458	Custodia con tasca per multimetri a pinza (Serie 330)	47.00
H5	649365	Custodia per tester elettrico (Fluke T5)	36.00
H6	2152040	Custodia in nylon (Fluke 63, 66, 68 e 561)	34.00
H-T6	4910585	Custodia per T6 con gancio per cintura	36.00
H15	4111533	Custodia (serie T100)	32.00
H80M	2138458	Guscio + Gancio magnetico	45.00

Accessori per automotive

BP880	2150594	Adattatore BNC per connettore a banana femmina a contatto doppio	16.00
BP881	2151015	Adattatore BNC per connettore a banana maschio a contatto doppio	20.00
PV350	919811	Modulo di pressione/depressione	309.00
RPM80	880849	Pick-up induttivo	105.00
SCC128	2100199	Kit accessori per uso automotive (Serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Kit accessori per uso automotive (Serie 190)	933.00
STL90	201233	Serie di cavi di test schermati (Serie 120/190)	258.00
TAS90	614187	Set di accessori per uso automotive (Serie 120/190)	72.00
TL28A	1273185	Set di puntali per automotive	63.00
TL82	2150636	Kit di adattatori femmina e pin per automotive	125.00
TP40	1567573	5 Pin per sonde per automotive 4 mm	44.00
TP81	2149098	Set di pinzette di test a perforazione dell'isolante (4 mm)	61.00
TP82	2149080	Set di pinzette di test a perforazione dell'isolante (4 mm)	58.00
TP88	2149102	Set di pin posteriore rigido per sonde	15.00

Altri accessori

80K-40	382846	Sonda Alta tensione 40KV	309.00
80K-6	532424	Sonda Alta Tensione 6KV	172.00
EBC290	3894906	Caricabatterie esterno	108.00
FOM	200428	Misuratore per fibre ottiche	610.00
FOS-850	200433	Sorgente luminosa per fibre ottiche	368.00
FOS-850/1300	200441	Sorgente luminosa per fibre ottiche	901.00
L200	2096346	Torcia per sonde	26.00
L205	2098588	Minitorcia per casco	34.00
L206	2098595	Torcia per casco LED Deluxe	43.00
L210	2096379	Torcia per sonde + prolunga per sonde	42.00
L215	2096368	Kit Suregrip con torcia e prolunga per sonde	97.00
LVD1	4571403	Rivelatore di tensione a torcia	37.00
LVD2	2740300	Rivelatore di tensione a torcia in formato penna	41.00
MC50	2092300	Salviette MeterCleaner (confezione da 50)	97.00
MC6	2092212	Salviette MeterCleaner (confezione da 6)	14.00
PV350	919811	Modulo di pressione/depressione	309.00
SV225	3100477	Eliminatore di tensioni parassite	74.00
TPAK	1281997	ToolPak, kit di attacco per il multimetro	43.00
FL-45 EX	4972422	Torcia a sicurezza intrinseca da 45 lumen	45.00
FL-120 EX	4972431	Torcia a sicurezza intrinseca da 120 lumen	69.00
FL-150 EX	4972446	Torcia a sicurezza intrinseca da 150 lumen	89.00
HL-200 EX	4972410	Lampada da testa a sicurezza intrinseca da 200 lumen	89.00

Fuses

740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.70
--------	--------	--	------

Software

FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	264.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cavo (8845A/8846A)	303.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
FVF-UG	1576741	Aggiornamento FlukeView Forms	142.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	51.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 120)	477.00
SCC120F	646692	Software FlukeView Forms + Cavo + Custodia (Fluke 123)	477.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 190)	668.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00

Fluke Italia S.r.l.

Viale Lombardia 218

20861 Brugherio (MB)

Tel.: +39 02 3600 2000

Fax: +39 02 3600 2001

E-mail: info@it.cs.fluke.com

Web: www.fluke.it

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Italian

Rev. 34

Prezzi soggetti a modifica senza preavviso.

16 Prezzi di vendita consigliati (IVA esclusa).