

Fluke Test Tools prijslijst

Geldig vanaf 15-12-2020

Model	Article Nr.	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	Wireless multimeter	323
FLK-3000FC GM	4467750	Systeem voor algemeen onderhoud	926
FLK-3000FC HVAC	4465607	HVAC-systeem	672
FLK-3000FC IND	4465599	Industrieel systeem	1157
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kit bestaande uit multimeter en spanningzoeker 200V-1000V	461
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Combinatiekit - met meter en luxe accessoires	416
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC with TPAK meter hanging kit	358
FLK-A3000FC	4401588	Wireless AC-stroomtangmodule	208
FLK-A3000FC KIT	4465618	Stroomkit	461
FLK-A3001FC	4459439	Wireless iFlex AC-stroommodule	242
FLK-A3001FC KIT	4465665	Wireless a3001 stroomkit	497
FLK-A3002FC	4459442	Wireless AC/DC-stroommodule	138
FLK-A3003FC	4629295	2000 A DC-stroomtang	578
FLK-A3004FC	4629301	Wireless 4-20mA DC-stroomtang	693
FLK-T3000FC	4401563	Wireless temperatuurmodule type K	208
FLK-T3000FC KIT	4465652	Wireless t3000 temperatuurkit	461
FLK-V3000FC	4401556	Wireless AC-spanningsmodule	219
FLK-V3000FC KIT	4465641	Draadloze AC Spanningskit	461
FLK-V3001FC	4459421	Wireless DC-spanningsmodule	219
FLK-V3001FC KIT	4467777	Wireless v3001 DC-spanningskit	461
FLK-V3003FC KIT	4467789	Wireless v3003 AC-DC-spanningsmeetkit	751
Fluke Connect - Accessories			
FLK-FC-SD 8GB	4463628	Fluke Connect® draadloze SD-kaart	105
FLK-PC3000FC	4401602	Fluke Connect wireless pc-adapter	115
FLUKE-IR3000FC	4460436	Draadloze infrarood connector	154
Digital Multimeters			
110 Series Multimeters			
C50	762823	Soepele draagtas	46
FLUKE-113 EUR	3088053	Compacte elektrische RMS basismultimeter met VCHECK™	139
FLUKE-114 EUR	2583552	Compacte elektrische RMS multimeter tot 600V AC/DC	183
FLUKE-115 EUR	2583583	Compacte RMS multimeter tot 600V AC/DC - 10A AC/DC	217
FLUKE-116 EUR	2583601	Compacte HVAC multimeter tot 600V AC/DC - μ A - temperatuur	261
FLUKE-116/323 KIT	4296029	HVAC-combinatieset, inclusief multimeter en stroomtang	369
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Combinatieset voor technici	334
FLUKE-117 EUR	2583647	Compacte RMS multimeter tot 600V AC/DC - 10A AC/DC	272
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Multimeter-combinatieset voor elektriciens	352
FLUKE-117/PRV240	4636971	Multimeter met PRV240-Test unit kit	346
170 Series Multimeters			
C90	466029	Draagtas met ritssluiting, binnenvak en draagriem	46
FLUKE-175 EGFID	1592901	Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC	261
FLUKE-177 EGFID	1592874	Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC	316
FLUKE-179 EGFID	1592842	Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC - 400°C	373
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	443
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179 IMSK serviceset industriële multimeter	462

Model	Article Nr.	Description	EUR
200 Series Multimeters			
BC500TDMM	4820410	Battery charger for Fluke 279FC	135
C280	3182785	Draagtas van polyester	76
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Combinatiekit van Fluke 287 en FlukeView Forms-software	868
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Combinatiekit van Fluke 289 en FlukeView Forms-software	926
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter met afstanddisplay	369
FLUKE-279FC I/B	4989200	TRMS multimeter met warmtebeeldtechniek, iFlex, batterij	1099
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	TRMS multimeter met warmtebeeldtechniek & iFlex	999
FLUKE-287/EUR	3947781	Digitale RMS multimeter met datalogging en trendcapture	672
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Combinatiekit van Fluke 287 en FlukeView Forms-software	787
FLUKE-289/EUR	3947801	Digitale RMS multimeter met datalogging en trendcapture	729
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Combinatiekit van Fluke 289 en FlukeView® Forms-software	845
FLUKE-289/IMSK	3449156	Serviceset industriële multimeter	720
20 Series Multimeters			
C25	681114	Soepele draagtas geschikt voor Fluke 25/27/8025A	66
FLUKE-27II/EUR	3947770	Industriële Multimeter (IP67)	586
FLUKE-28II/EUR	3947820	Industriële Multimeter (IP67)	586
FLUKE-28IIEX	4017165	Intrinsiek veilige digitale True RMS-multimeter	1407
Clamp Meters			
FLUKE-323	4152628	TRMS stroomtang 400A AC and 600V AC/DC	144
FLUKE-324	4152637	TRMS stroomtang 400A AC and 600V AC/DC	187
FLUKE-325	4152643	TRMS stroomtang 400A AC/DC and 600V AC/DC	260
FLUKE-353	2840252	True RMS 2000 A Clamp Meter	694
FLUKE-355	2840265	True RMS 2000 A Clamp Meter	867
FLUKE-365/E	3790607	True-RMS-AC-stroomtang met afneembare bek	288
FLUKE-368 FC	4709907	Draadloze True RMS-lekstroomtang met 40mm bek-opening	771
FLUKE-369 FC	4709934	Draadloze True RMS-lekstroomtang met 61mm bek-opening	771
FLUKE-373/E	3790564	True-RMS-AC-stroomtang	288
FLUKE-374 FC	4696001	True-RMS-AC/DC-stroomtang	405
FLUKE-375 FC	4695932	True-RMS-AC/DC-stroomtang	484
FLUKE-376 FC	4695861	True-RMS-AC/DC-stroomtang met iFlex®	550
FLUKE-381	3610452	Remote Display True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex	647
FLUKE-902 FC	4695814	Draadloze True-RMS HVAC-stroomtang	324
FLUKE-I2500-10	3676410	iFlex 2500A stroomtang 10 inch	150
FLUKE-I2500-18	3676405	iFlex 2500A stroomtang 18 inch	150
H3	1608458	Soepele holster geschikt voor Fluke 330 serie	50
70 Series Multimeters			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Digitale multimeter 1000V	461
80 Series Multimeters			
C25	681114	Soepele draagtas geschikt voor Fluke 25/27/8025A	66
FLUKE-83-5/EUR	3947847	DMM voor industrieel gebruik	519
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	True-RMS digitale multimeter kit voor industrieel gebruik	614
FLUKE-87-5/EUR	3947858	True-RMS-DMM voor industrieel gebruik	511
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V IMSK Onderhoudsset industriële multimeter	593
FLUKE-87V-MAX	5140033	True-RMS digitale multimeter	563
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Fluke 87V MAX E2-combinatiekit voor de industriële elektriciens	665

Model	Article Nr.	Description	EUR
Bench Multimeters			
8808A 220V	2802372	5.5 Digit Multimeter, 220V	754
8808A 240V	2802385	5.5 Digit Multimeter, 240V	754
8808A/SU 220V	2802459	5.5 Digit Multimeter (software & kabel), 220V	966
8808A/SU 240V	2802467	5.5 Digit Multimeter (software & kabel), 240V	966
8808A/TL 220V	3111085	5.5 Digit Multimeter, 2X4-draadsweerstandsmeting	838
8808A/TL 240V	3111097	5.5 Digit Multimeter, 2X4-draadsweerstandsmeting	838
8845A 220V	2577352	6.5 Digit Precision Multimeter	1130
8845A 240V	2577365	6.5 Digit Precision Multimeter	1130
8845A/SU 220V	2675315	6.5 Digit Precisie Multimeter, 220V	1325
8845A/SU 240V	2675332	6.5 Digit Precisie Multimeter, 240V	1325
8845A-EFPT	2742690	Verlengde fijne punt-adapterset	21,09
8845A-TPIT	2742683	Testprobe IC-puntset	15,83
8846A 220V	2577383	6.5 Digit Precision Multimeter	1480
8846A 240V	2577390	6.5 Digit Precision Multimeter	1480
8846A/SU 220V	2675367	6.5 Digit Precisie Multimeter, 220V	1685
8846A/SU 240V	2675380	6.5 Digit Precisie Multimeter, 240V	1685
884X-1G	2675534	USB-geheugen 1 GB	42,19
884X-CASE	2675552	Harde koffer (8845A/8846A)	464
884X-RTD	2675468	100 OHM RTD temperatuurmeetprobe	607
884X-SHORT	2653346	4-draads kortsuitsnoer	32,7
884X-USB	2675479	USB naar RS232 kabeladapter	174
FVF-SC4	2687335	View Forms Software + kabel (8845A/8846A)	326
FVF-SC5	2791314	View® Forms-software met kabel	187
FVF-UG	1576741	Fluke View Forms upgrade	153
TL2X4W-PTII	2826215	2mm meetpen voor 2x4-draadsweerstandmetingen	84
TL2X4W-TWZ	2723629	Meetsnoeren met pincetten voor 2x4-draadsweerstandmetingen	106
Y8846D	2771721	Rack mount-kit dual (8845A/8846A)	179
Y8846S	2675518	Rack mount-kit single (8845A/8846A)	132
Automotive Meters			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Een compleet automotieve-diagnosepakket met een automotieve-multimeter	751
Hand Tools			
CPAK8	5081580	Magnetische ophangtas	39,99
IB117KEUR	5195045	Fluke 117 multimeter voor elektriciens&starterset met handgereedschap	399
IB117L	5133953	Fluke 117 multimeter voor elektriciens + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	299
IB117M	5133966	Fluke 117 multimeter voor elektriciens&5 geïsoleerde schroevendraaiers	319
IB179K-EGFID	5133994	Fluke 179FC digitale True RMS-multimeter&starterset met handgereedscha	499
IB179L-EGFID	5133975	Fluke 179 digitale True-RMS-multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	399
IB179M-EGFID	5133982	Fluke 179 digitale True-RMS-multimeter&5 geïsoleerde schroevendraaiers	419
IB376KEUR	5195061	Fluke 376 FC stroomtang + starterset met geïsoleerd handgereedschap	669
IB376L	5134134	Fluke 376 FC stroomtang + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	579
IB376M	5134141	Fluke 376 FC stroomtang + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	599
IB875KEUR	5195050	Fluke 87V industriële multimeter&starterset met handgereedschap	649
IB875L	5134096	Fluke 87V industriële multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	549
IB875M	5134107	Fluke 87V industriële multimeter&5 geïsoleerde schroevendraaiers	569
IBT6KEUR	5195077	T6-1000 elektrische tester + starterset met handgereedschap	399
IBT6L	5134118	T6-1000 elektrische tester + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	289

Model	Article Nr.	Description	EUR
IBT6M	5134129	T6-1000 elektrische tester + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	299
IKPK7	5067392	Fluke professionele rugzak+ starterset met geïsoleerd handgereedschap	359
IKPL3	5067377	Geïsoleerde tangenset van 3 tangen, 1000 V	149
IKSC7	5067345	Set met 7 geïsoleerde schroevendraaiers, 1000 V	119
IKST7	5067389	Set met geïsoleerd handgereedschap: 5 schroevendraaiers en 3 tangen	239
INCP8	5067267	Geïsoleerde Lineman-combinatietang, 8 inch, 200 mm, 1000 V	49,99
INDC8	5067244	Geïsoleerde zijknijptang met grote hefboomwerking, 200 mm, 1000 V	59,99
INLP8	5067232	Geïsoleerde punttang met zijsnijrand, 8 inch, 200 mm, 1000 V	54,99
INPP10	5067259	Snel afstelbare geïsoleerde pomptang, 10 inch, 250 mm, 1000 V	69,99
IPHS1	5067306	Nr.1 Philips-schroevendraaier.Gecertificeerd voor 1000 V AC&1500 V DC.	18
IPHS2	5067314	Nr.2 Philips-schroevendraaier.Gecertificeerd voor 1000 V AC&1500 V DC.	23
ISLS3	5067271	Geïsoleerde sleufschroevendraaier 3/32x3 inch, 2,5 mm x 75 mm, 1000 V	15,99
ISLS5	5067280	Geïsoleerde sleufschroevendraaier 5/32x4 inch, 4 mm x 100 mm, 1000 V	15,99
ISLS8	5067298	125mm-schroevendraaier met 6mm-sleufblad	23
ISQS1	5067323	Geïsoleerde vierkante schroevendraaier nr. 1, 4 inch, 100 mm, 1000 V	21,99
ISQS2	5067338	Geïsoleerde vierkante schroevendraaier nr. 2, 5 inch, 125 mm, 1000 V	21,99
RUP8	5081598	Oprolbare gereedschapstas	19,99
Electrical Testers			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Spanningzoeker 90V-1000V AC set van 5	122
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Spanningzoeker 200V-1000V set van 5	122
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	VoltAlert™-spanningzoeker	32
FLK2AC/90-1000V	3807928	Wisselspanningzoeker 200-1000V, ENG, C. FRN, SPN	32
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Wisselspanningzoeker 200-1000V, SET VAN 5, ENG, C. FRN, SPN	111
FLUKE-1000FLT	4472387	Lampentester	262
FLUKE-1AC-A1-II	2432932	Spanningszoeker 90V-1000V AC	34
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	Spanningzoeker 200V-1000V	34
FLUKE-2042	2435038	Kabelzoeker (Transmitter + Receiver)	832
FLUKE-2042T	2435045	Reserve/extra transmitter	433
FLUKE-9040EUR	4014969	Faserrotatie-indicator	222
FLUKE-9062	2435077	Motor-en faserrotatie indicator	204
FLUKE-T110	4016950	Spannings- en doorbeltester met schakelbare belasting	87
FLUKE-T130	4016961	Spannings- en doorbeltester met verlichte LCD-uittezing	128
FLUKE-T150	4016977	Spannings en doorbeltester, verlichte LCD-uittezing, weerstandsmeting	148
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke-T150 +PRV240 Proving Unit Kit	288
FLUKE-T90	4016945	Basis-spannings- en doorbeltester	61
FTL-660	2280204	Afgezekerde meetsnoerenset	70
H5	649365	Holster voor elektrische tester	39
H-T6	4910585	Riemholster	39
LVD1A	4571403	Contactloze wisselspanningzoeker en LED-zaklamp	39
LVD2	2740300	Spanningsdetector - 90V tot 600V AC met 2 gevoeligheids.	43
PRV240	4566209	Test unit kit	173
PRV240FS	4910310	Testeenheid	164
T5-1000 EUR1	659570	Elektrische tester tot 1000V AC/DC - 100A AC	189
T5-600 EUR1	659612	Elektrische tester tot 600V AC/DC - 100A AC	169
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit met infraroodthermometer, elektrische tester en spanningszoeker	275
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Kit bestaande uit T5-1000/H5 en gratis Fluke 1AC	211

Model	Article Nr.	Description	EUR
T6-1000/EU	4910257	Elektrische tester	279
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	20% korting op Fluke T6-600 kit: 62MAX+, 1AC, C60	319
T6-600/EU	4910322	Elektrische tester	219
Laser Levels			
3 point lasers			
PLS 3G KIT	5009378	3-punts laserwaterpas met groene punten, set	257
PLS 3G Z	5009369	3-punts laserwaterpas met groene punten	214
PLS 3R KIT	5009357	3-punts laserwaterpas met rode punten, set	216
PLS 3R Z	5009340	3-punts laserwaterpas met rode punten	173
5 point lasers			
PLS 5G KIT	5009414	5-punts laserwaterpas met groene punten, set	343
PLS 5G Z	5009406	5-punts laserwaterpas met groene punten	304
PLS 5R KIT	5009391	5-punts laserwaterpas met rode punten, set	297
PLS 5R Z	5009384	5-punts laserwaterpas met rode punten	267
Cross line and point lasers			
PLS 6G RBP KIT	5116068	"Cross Line and Point Green Laser Kit"	499
PLS 6G RBP SYS	5116079	"Cross Line and Point Green Laser System"	599
PLS 6G Z	5009461	Enkele kruislijn- en puntlaserwaterpas met groene lijn	409
PLS 6R RBP KIT	5195802	"Cross Line and Point Red Laser Kit"	399
PLS 6R RBP SYS	5195833	"Cross Line and Point Red Laser System"	499
PLS 6R Z	5009423	Enkele kruislijn- en puntlaserwaterpas met rode lijn	314
Cross line lasers			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Cross Line Green Laser Kit	349
PLS 180G RBP SYS	5116093	"Cross Line Green Laser System"	399
PLS 180G Z	5017287	Enkele kruislijn laserwaterpas met groene lijn	301
PLS 180R RBP KIT	5195840	Cross Line Red Laser Kit	279
PLS 180R RBP SYS	5195857	"Cross Line Red Laser System"	349
PLS 180R Z	5017279	Enkele kruislijn laserwaterpas met rode lijn	234
Rotary lasers			
Horizontal rotary lasers			
PLS H2 KIT	5022496	Roterende laserset met rode lijn, statief en nivelleerstaaf	1100
PLS H2 SYS	5022481	Roterend laserwaterpassysteem met rode lijn	855
PLS H2 Z	5022470	Enkele roterende laserwaterpas met rode lijn	603
Manual slope rotary lasers			
PLS HV2G KIT	5022520	Roterende laserset met groene lijn	1467
PLS HV2G SYS	5022547	Roterend lasersysteem met groene lijn, met detector	1226
PLS HV2G Z	5022535	Enkele roterende laserwaterpas met groene lijn	911
PLS HV2R KIT	5022558	Roterende laserset met rode lijn, statief en nivelleerstaaf	1352
PLS HV2R SYS	5022512	Enkel roterend lasersysteem met rode lijn, met detectorlaserw	1100
PLS HV2R Z	5022501	Enkele roterende laserwaterpas met rode lijn	785
Accessories lasers			
PLS BC20	5022618	Oplaadsnoer voor PLS RBP10	36
PLS BP10	5022599	Alkalinebatterij voor roterende lasers H2, HV2	49
PLS BP5	5031952	BP5 alkalinebatterijset	41
PLS C18	4985124	Gereedschapskoffer voor laserwaterpassen	81
PLS C19	5022586	Draagkoffer voor roterende lasers	70
PLS FS	5031929	Vloerstandaard voor PLS 3, 5, 6	15

Model	Article Nr.	Description	EUR
PLS GR16	5022652	Meetstok met Amerikaanse en metrische maatverdeling	49
PLS GRT4	5022634	Magnetisch reflecterend doel voor groene lijnen	13
PLS MLB	5031934	Magnetische L-steun, PLS 3, 5, 6, 180	43
PLS RBC5	5031965	Laadsnoer met adapters voor RBP5 li-ion-batterij	13
PLS RBP10	5022607	Oplaadbare batterij voor H2, HV2	72
PLS RBP5	5023322	Li-ion-batterij voor PLS handheld lasers met laadsnoer en adapters	64
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Enkele set RBP5 li-ionbatterij voor PLS-lijn- en puntlasers	54
PLS RC2	5022564	Afstandsbediening voor roterende laserwaterpassen	60
PLS RRT4	5022629	Magnetisch reflecterend doel voor rode lijnen	13
PLS SLD GREEN	4978526	SLD-detector met groene lijn en steun	173
PLS SLD RED	4978515	SLD-detector met rode lijn en steun	159
PLS TPOD500	5022665	In hoogte verstelbaar statief	270
PLS UB9	4966636	UB9 universele plafond-/wandsteun	89
PLS WCB10	5022641	Wand- en plafondsteun voor roterende lasers	91
PLS XLD	5037696	Roterende laserdetector met klem	203
PLS XLD CLAMP	5037709	Klem voor roterende detector	36
PLS-20513	4791765	Telescoop-statief	195
PLS-21502	4919812	Troped verlengstuk	10
PLS-HGI180G	5067797	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 180G	24
PLS-HGI180R	5042463	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 180R	24
PLS-HGI3G	5067760	Vervanging vensterglas PLS 3G	24
PLS-HGI3R	5042439	Vervanging vensterglas PLS 3R	24
PLS-HGI5G	5067772	Vervanging vensterglas PLS 5G	24
PLS-HGI5R	5042442	Vervanging vensterglas PLS 5R	24
PLS-HGI6G	5067785	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 6G	24
PLS-HGI6R	5042456	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 6R	24
Distance Meters			
FLUKE-417D	5099292	Laserafstandsmeter	102
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Set van 417D Laserafstandsmeter en 62Max+ Infraroodthermometer	179
FLUKE-424D	4106866	Laserafstandsmeter met een maximaal bereik van 100 meter	401
Battery Analyzers			
Battery Analyzers			
FLUKE-BT510	4489970	Basis batterij analyzer	3032
FLUKE-BT520	4489981	Batterij analyzer	3855
FLUKE-BT520ANG	5104752	Batterijanalyzer met haakse testprobes	4687
FLUKE-BT521	4489996	Geavanceerde batterij analyzer	4224
FLUKE-BT521ANG	5104765	Geavanceerde batterijanalyzer met haakse meetprobe	5109
Battery Analyzer Accessories			
BC500	4542299	Wisselstroomoplader	137
BP500	4542300	Lithium-ionbatterij 3000 mAh	114
BT500-PROBE-TIP	4561297	Probetip	137
BTL10	4542264	Meetsnoeren voor basisbatterijanalyzer	368
BTL20	4542273	Interactieve meetprobe voor batterijanalyzer	567
BTL20ANG	4969588	Interactieve meetprobe met haakse tip voor batterijanalyzer	749
BTL21	4542286	Meetprobe voor batterijanalyzer met temperatuursensor	706
BTL-A	4542258	Spannings-/stroomsterkte-probeadapter	45

Model	Article Nr.	Description	EUR
Insulation Testers			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Geavanceerde storingzoekkit voor elektrische installaties	1002
FLUKE-1503	2427883	Isolatie tester - testspanning van 500V-1000V	439
FLUKE-1507	2427890	Isolatie tester - testspanning van 50V-100V-250V-500V-1000V	546
FLUKE-1550C	3665021	Digitale isolatieweerstandstester tot max 5KV	4369
FLUKE-1550C FC	4977402	5KV isolatieweerstandstester met IR3000 FC connector	4369
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Isolatie testerset 5kV met IR3000 FC connector	4816
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Isolatie testerset 5kV met een extra Fluke Connect-infraroodconnector	4816
FLUKE-1555	3665056	Digitale isolatieweerstandstester tot 10 kV	4816
FLUKE-1555 FC	4977519	10KV isolatieweerstandstester met IR3000 FC connector	4816
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Isolatie testerset 10kV met IR3000 FC connector	5260
FLUKE-1555/KIT	3665111	Isolatie testerset 10kV met een extra Fluke Connect-infraroodconnector	5260
FLUKE-1577	2157280	Isolatiemultimeter	692
FLUKE-1587 FC	4691215	Isolatiemultimeter	834
FLUKE-1587 T	2517605	Isolatiemultimeter (Telecom)	774
FLUKE-1587/1400 FC	4692725	Kit van Fluke 1587FC digitale isolatiemultimeter met i400 AC stroomtang	890
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Kit van Fluke 1587FC+Fluke9040 draaiveldmeter+i400 AC stroomtang	1113
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Connector, 1550 infrarood, FC	239
FVF-BASIC	2396957	View Forms Basic software + IR USB-kabel (189,287/9,789,1550B)	173
FVF-SC2	1576734	Fluke View Forms-software met kabel	284
IR189USB	2428108	USB-kabeladapter	55
Installation Testers			
1664 SCH-PTI120	5244844	Fluke 1664FC/PTI120 kit	2169
ES165X	2104706	Aardingspennen-test set	171
FLK-1662 SCH	4546944	Multifunctionele installatie tester	999
FLK-1663 SCH	4546980	Multifunctionele installatie tester	1299
FLK-1664FC SCH	4547054	Multifunctionele installatie tester	1649
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Test snoeren voor 1660 serie	61
FLK-DMS COMPL	4718790	DataManagementSoftware (Compleet)	613
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	DataManagementSoftware (Professioneel)	816
FVF-SC2	1576734	Fluke View Forms-software met kabel	284
IR189USB	2428108	USB-kabeladapter	55
TL165X	2107756	Standaard meetsnoerenset	130
TP165X	2107742	Testprobe met testknop	94
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	42
Portable Appliance Testers			
6500-2 NL STARTER KIT	4377180	Starter Apparatentester Kit	1699
APP1000	1992611	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	144
APP2000	1992627	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	144
APP3000	1992630	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	144
APP4000	1992648	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	144
AUTO 200B-02	2141239	Auto Code Labels	50
BDST3	2796907	Kabelbinder	42
BDST4	2796918	Klipbevestiging	42
EXTL100-02	2389684	Adapter voor meetsnoerverlengset	19
FLK-DMS COMPL	4718790	DataManagementSoftware (Compleet)	613
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	DataManagementSoftware (Professioneel)	816

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-6200-2 NL	4325052	Draagbare apparatentester	999
FLUKE-6500-2 NL	4325065	Draagbare apparatentester	1599
PASS 560R-05	2141217	Pass-labels voor apparaten	88
SP6000 PRINTER	4325128	Printer voor Apparatentesters	667
SPSCAN6000	4325143	Scanner voor Apparatentesters	422
Earth Ground Testers			
C1620	4359042	Draagtas	221
CABLE REEL 25M BL	4343731	Aarde-kabelhaspel, 25M draad, blauw	72
CABLE REEL 25M GR	4343746	Aarde-kabelhaspel, 25M draad, groen	72
CABLE REEL 50M RD	4343754	Aarde-kabelhaspel, 50M draad, rood	80
EARTH STAKE	4325492	Geo-aardetester, aardepaal (voor Fluke 1653-2)	72
EI-1623	2577115	Stakeless Clamp Set For 1623, Consists of EI-162X and EI-162AC	767
EI-1625	2577126	Stakeless Clamp Set, With EI-162X, EI-162AC and 2-3 Wire Cable	917
EI-162BN	2577159	12.7 Inch (320mm) split core transformer	2297
ES-162P3-2	4359377	3-polige elektrodekit ES-162P3-2	275
ES-162P4-2	4359389	4-polige elektrodekit ES-162P4-2	401
FLUKE-1623-2	4325155	Aardverspreidingsweerstandsmeter	1550
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Aardverspreidingsweerstandsmeter kit incl. aardpen/kabel, stroomtang	2642
FLUKE-1625-2	4325162	Aardverspreidingsweerstandsmeter	2584
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Aardverspreidingsweerstandsmeter kit incl. aardpen/kabel, stroomtang	3791
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Wireless stroomtang-aardingstester	1576
Indoor Air Quality Tools			
971-TBELT	5003494	Temperatuur-vochtigheidsmeter met gratis gereedschapsriem	266
FLUKE-922	2679822	Airflowmeter/micromanometer	734
FLUKE-922/KIT	2679831	Airflowmeter/set	855
FLUKE-971	2418208	Temperatuur-vochtigheidsmeter	293
FLUKE-975VP	2631538	AirMeter™ met luchtsnelheidsprobe	516
FLUKE-985	4131397	Deeltjesteller	4820
FLUKE-CO-205	664714	Aspiratorset	206
FLUKE-CO-220	664711	Koolmonoxidemeter	611
PT12	2740212	Pitot Tube voor Fluke 922	134
RLD2	3387163	HVAC/R-zaklamp	61
Digital Thermometers			
8OPR-60	2148313	Thermokoppel	84
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Combinatieset stroomtang, IR thermometer en VoltAlert-spanningszoeker	273
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Combinatieset voor technici	334
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Digitale thermometer - 1 kanaal	344
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Digitale thermometer - 2 kanalen	435
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Digitale thermometer 50 Hz met 1-kanaalsingang	496
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Single input thermometer inclusief dataloggen	496
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Digitale thermometer 50 Hz met 2 kanaalsingang	608
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Thermometer dual input 60 Hz inclusief dataloggen	608
FLUKE-561	2558118	Infrarood thermometer instelbare emissiviteit	160
FLUKE-566	2837799	Infrarood thermometer van -40°C tot +650°C	446
FLUKE-568	2837806	Infrarood thermometer van -40°C tot +800°C	557
FLUKE-568EX	4321662	Intrinsic veilige infraroodthermometer	1379
FLUKE-572-2	4328074	Handheld infrarood thermometer voor hoge temperaturen	659

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-62 MAX	4130474	1 laser punt infrarood thermometer	100
FLUKE-62 MAX +	4130488	2 laser punt infrarood thermometer	116
FLUKE-64 MAX	4856105	Multifunction Ir Thermometer 20:1 D:S	149
FLUKE-FP	2477945	Foodpro-Voedselveiligheidsthermometers	129
FLUKE-FP EU	2644169	Infraroodthermometer voor voedingsmiddelen celsius	131
H6	2152040	Holster voor infraroodthermometer	37
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit met infraroodthermometer, elektrische tester en spanningszoeker	275
Visual Thermometers			
FLK-VT04 GLOBAL	4366444	Visuele infraroodthermometer, 8Hz	604
FLK-VT04A GLOBAL	4485211	Visuele infraroodthermometer,8Hz	542
FLK-VT04-BATTERY	4375741	Vervangende oplaadbare Li-ion-batterij voor de VT04	50
FLK-VT04-CHARGER	4375752	Vervangende lader voor de oplaadbare Li-ion-batterij voor Fluke VT04	50
Industrial Imaging			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	399
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	3,8 mm scope met videoscope-probe van 1 m	737
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	5,5 mm scope met videoscope-probe van 1 m	532
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	8,5 mm scope met videoscope-probe van 1,2 m	214
FLK-8.5MM/1M UVPROBE	4962751	8,5 mm scope met UV-videoscope-probe van 1 m	737
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	8,5 mm scope met videoscope-probe van 3 m	634
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	9 mm scope met videoscope-probe van 20 m met haspel	2110
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Optionele draagriem voor de Fluke videoscopen DS701 en DS703 FC	50
FLK-DS701	4962652	Inspectie Videoscope	1793
FLK-DS703 FC	4962665	Hoge Resolutie Inspectie Videoscope met Fluke Connect™	2110
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Sonic Industrial Imager	17499
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMA	69
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	29
FLK-II910	5233904	ii910 Precision Acoustic Imager	20999
Thermal Imagers			
Handheld thermal cameras			
FLK-PTI120 9HZ	5074148	Fluke PTi120 pocket-warmtebeeldcamera; 120x90; 9HZ	769
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ warmtebeeldcamera; 120x90; 9HZ	1299
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+ MAX warmtebeeldcamera; 120x90; 9HZ	1499
High resolution thermal cameras			
FLK-TI300+ 60HZ	5127961	Fluke Ti300+warmtebeeldcamera 60Hz	6499
FLK-TI300+ 9HZ	5127977	Fluke Ti300+warmtebeeldcamera 9Hz	6499
FLK-TI401-PRO 60HZ	5085041	Fluke Ti401 PRO warmtebeeldcamera; 640x480; 60HZ	7999
FLK-TI401-PRO 9HZ	5085052	Fluke Ti401 PRO warmtebeeldcamera; 640x480; 9HZ	7999
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Thermal Imager	10499
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Warmtebeeldcamera; 320x240; 9HZ	10499
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60 infraroodcamera 30Hz	3299
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60 infraroodcamera 9Hz	3299
FLK-TIX501 60HZ	5085119	Fluke TiX501 warmtebeeldcamera; 640x480; 60HZ	11499
FLK-TIX501 9HZ	5085128	Fluke TiX501 warmtebeeldcamera; 640x480; 9HZ	11499
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Warmtebeeldcamera; 640X480; 60 HZ, SR	13999

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Warmtebeeldcamera; 640X480; 9 HZ, SR	13999
High definition mounted thermal cameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Infrarood-groothoeklens	1075
FLK-2X- LENS	4961163	Slimme 2x infraroodtelelens	2151
FLK-4X-LENS	4961188	Slimme 4x-infraroodtelelens	4816
FLK-RSE300 60HZ	4944776	Infraroodcamera Fluke RSE300 60Hz met bevestigingssysteem	11259
FLK-RSE300 9HZ	4948166	Infraroodcamera Fluke RSE300 9Hz met bevestigingssysteem	11259
FLK-RSE600 60HZ	4944826	Infraroodcamera Fluke RSE600 60Hz met bevestigingssysteem	15999
FLK-RSE600 9HZ	4948175	Infraroodcamera Fluke RSE600 9Hz met bevestigingssysteem	15999
FLK-RSE-MB	4961344	Bevestigingssteun voor Fluke-warmtebeeldcamera	132
FLK-RSE-ST	4973844	Montagestandaard voor warmtebeeldcamera	142
Gas detection thermal cameras			
FLK-TI450SF6 60HZ EU	4949701	Fluke Ti450 SF6 Gasdetector	17499
Thermal Imagers Accessories (general)			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Slimme 25 micron macro-infraroodlens	4468
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Slimme 4x-infraroodtelelens	6180
FLK-LENS/TELE2	4335350	Slimme 2x infraroodtelelens	1362
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Slimme infrarood-groothoeklens	1362
FLK-MACRO-LENS	4961195	Macro-infraroodlens	3228
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth-headset voor TI400/TI300/TI200, TIX520, TIX560	81
FLK-TI-EYEPIECE	4917619	FLK-TI-EYEPIECE,EYEPIECE; TI-450; SR	921
FLK-TI-SBC3B	4354922	Oplaadstation	183
FLK-TI-SBP3	3440365	Extra batterijset	142
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Statief 2	101
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Statief-montagehulpstuk	101
FLK-TI-VISOR2	3996500	Zonnekap voor infraroodcamera 2	81
FLK-TI-VISOR3	4335377	Ti-zonnekap 3	81
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Lens zonnekap	16
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Instelbare handband (TiX5XX-serie)	16
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI video kabel	19
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Instelbare nekband (TiX5XX-serie)	32
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Extra batterijset	132
TI20-RBP	2577796	Oplaadbaar batterij-set (Ti20)	183
TI-CAR CHARGER	3039779	Autolader voor infraroodcamera's	132
TI-TRIPOD	3511872	Statief-montagehulpstuk	112
Thermal Imagers IR-Windows			
FLK-050-CLKT	3460346	Venster voor buiten- en binnentoepassingen	173
FLK-075-CLKT	3460387	Venster voor buiten- en binnentoepassingen	235
FLK-100-CLKT	3460439	Venster voor buiten- en binnentoepassingen	317
FLUKE-CV200	4326955	ClirVu®-infraroodvenster van 50 mm (2 inch)	224
FLUKE-CV300	4326962	ClirVu®-infraroodvenster van 75 mm (3 inch)	306
FLUKE-CV301	4338164	ClirVu®-infraroodvenster van 75 mm (3 inch)	327
FLUKE-CV400	4326996	ClirVu®-infraroodvenster van 95 mm (4 inch)	429
FLUKE-CV401	4338173	ClirVu®-infraroodvenster van 95 mm (4 inch)	429

Model	Article Nr.	Description	EUR
ScopeMeters			
Industrial ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industriële ScopeMeter 20MHZ, EU	1615
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industriële ScopeMeter 20MHZ, EU incl SCC-kit	2046
FLUKE-124B/EU	4755731	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU	1938
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU incl SCC-kit	2369
FLUKE-125B/EU	4755818	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU	2314
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU incl SCC-kit	2746
190 Series ScopeMeters			
FLUKE-190-062/EU	4025159	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 60 MHZ EU	2994
FLUKE-190-062/EU/S	4025230	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 60 MHZ EU incl SCC-kit	3416
FLUKE-190-102/EU	4025318	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 100 MHZ UNI	3683
FLUKE-190-102/EU/S	4025383	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 100 MHZ incl SCC-kit	4106
FLUKE-190-104/EU	3894540	Kleuren-ScopeMeter 4-kanaals 100 MHZ EU	4146
FLUKE-190-104/EU/S	3894617	Kleuren-ScopeMeter 4-kanaals 100 MHZ incl SCC-kit	4569
FLUKE-190-202/EU	4025460	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 200 MHZ UNI	4156
FLUKE-190-202/EU/S	4025554	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 200 MHZ incl SCC-kit	4580
FLUKE-190-204/EU	3894409	Kleuren-ScopeMeter 4-kanaals 200 MHZ EU	4743
FLUKE-190-204/EU/S	3894475	Kleuren-ScopeMeter 4-kanaals 200 MHZ incl SCC-kit	5166
FLUKE-190-502/EU	4025623	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 500 MHZ UNI	5120
FLUKE-190-502/EU/S	4025692	Kleuren-ScopeMeter 2-kanaals 500 MHZ EU incl SCC-kit	5544
FLUKE-190-504/EU	4419875	Kleuren-ScopeMeter 4-kanaals 500MHz EU	5307
FLUKE-190-504/EU/S	4419941	Kleuren-ScopeMeter 4-kanaals 500MHz EU incl SCC-kit	5730
Motor Drive Analyzers			
FLUKE-MDA-510	4984691	Motor Drive Analyzer, 4 kanalen, 500 MHz	5875
FLUKE-MDA-550	4984706	Motor Drive Analyzer, 4 kanaals, 500 MHz voor metingen aan motor drives	6781
SB-500	5011046	Set van 3 vervangende borstels	271
SVS-500	5011031	Set van 3 borstels, meetprobehouders, tweedelig verlengstang	361
ScopeMeter Accessories			
AC120	646163	Set krokodillenklemmen voor de 120-serie	50
AS400	3894880	Verlengset voor probes 1	117
BB120	646171	Afgeschermd banaanstekker naar female BNC-adapter	54
BB120-II	4744369	Set van 2 banaanstekker naar BNC-adapter voor de 120-serie	48
BC190/830	4821057	BC190/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 190 SERIES	195
BHT190	3379374	Breakout-adapters voor industriële busverbindingen	381
BP120MH	2544081	NiMH-batterij voor de Fluke 120-serie, Fluke 43 en 43B	107
BP190	677390	Oplaadbare NiMH-batterij	214
BP290	4025762	Batterijset voor 190-serie II	253
BP291	3894688	Li-ion-batterij met hoge capaciteit voor Fluke 190 serieII	355
C120	646189	Draagkoffer	116
C120B	4744391	Draagtas voor Fluke 120B-serie	146
C125	646858	Metertas	54
C190	677401	Draagkoffer	273
C195	677408	Draagtas	252
C290	3894803	Beschermkoffer voor Fluke 190-serie II	227
CS20MA	677393	Stroomshunt	105
EBC290	3894906	Externe batterijlader voor BP290 en BP291	112

Model	Article Nr.	Description	EUR
HC120	646668	Haakklemmen (set van 2: rood, grijs)	62
HC120-II	4744357	Set van 2 haakklemmen voor de 120-serie	54
HC200	2086410	Haakklemset, 2 rode, 2 grijze	43
HH290	3894844	Ophanghaak voor ScopeMeter 190-serie II	80
MA190	1567481	Medische accessoire-kit (190-serie)	481
OC4USB	2166266	USB-interfacekabel	173
PM8907/807	624764	Netspanningsadapter/Batterijlader	129
PM8907/830	4328690	PM8907/830,REPL POWER ADAPTER UNIVERSAL L6	195
PM9080/101	1641983	Interface-adapter / kabel (RS232)	287
PM9081/001	916093	Adapter van dubbele banaanstekker (male) naar female BNC	55
PM9082/001	916163	Dubbele banaanbus (female) naar male BNC-adapter	55
PM9091/001	935598	Set BNC-coaxkabels (3 x 1,5 m) van 50 ohm	129
PM9092/001	935601	Coaxiale BNC-kabels (0,5 m)	112
PM9093/001	935593	Male BNC- naar dubbele female BNC-adapter	75
PM9096/201	651742	Opnemer secundaire ontsteker, 1000:1	358
RS120-III	4023947	Set vervangende accessoires voor STL120-III en VPS40-III	117
RS400	3894867	Probe-accessoire-vervangingsset (PS410-serie)	93
RS500	4025886	Vervangingsset voor probe-accessoires	167
SCC 128	2100199	Automotive-probleemoplossingskit (120-serie)	768
SCC 198	2100208	Automotive-probleemoplossingskit voor ScopeMeter 190x	966
SCC120B	4744423	Accessoireset voor 120B-serie	538
SCC120E	646684	Speciale kit	494
SCC190EFG	671826	Draagkoffer,FlukeView-software en optisch geïsoleerde USB-kabel	692
SCC290	3894826	View software en draagkoffer voor 190-serie II	422
SCC298	4138312	Automotive troubleshooting Kit 190-Series-II	1025
SP120B	4744414	Schermbewerker voor 120B-serie	48
STL120-III	4023901	Set met afgeschermd meetsnoeren	205
STL120-IV	4744340	Set met afgeschermd meetkabels voor de 120-serie, 600V CAT IV	172
STL90	201233	Set afgeschermd meetsnoeren	268
SW90W	3894923	FlukeView ScopeMeter-software	382
TAS90	614187	Accessoireset voor afgeschermd meetsnoeren	75
TRM50	4025864	Coaxiale doorvoer-BNC-male-naar-BNC-female kabelafsluiter	201
UA120	4744384	USB-aansluitingadapter	48
VPS101	3086317	Spanningsmeetprobeset, 1:1, één zwart	233
VPS210-G	3086247	Spanningsmeetprobeset, 200 MHz, één grijs	233
VPS210-R	3086235	Spanningsmeetprobeset, 200 MHz, één rood	233
VPS212-G	3086286	Spanningsmeetprobeset, 10:1, één grijs	233
VPS212-R	3086273	Spanningsmeetprobeset, 10:1, één rood	233
VPS220-G	3086300	Spanningsmeetprobeset, 100:1, één grijs	233
VPS220-R	3086299	Spanningsmeetprobeset, 100:1, één rood	233
VPS40-III	4023920	Spanningsmeetprobe, 10:1, met geïsoleerde 4 mm-meetpen	135
VPS41	4744378	Spanningsmeetprobeset 40 MHz 600V CAT IV	167
VPS410-II-B	4276937	ScopeMeter industriële spanningsmeetprobeset, blauw, 10:1	222
VPS410-II-G	4276943	ScopeMeter industriële spanningsmeetprobeset, grijs, 10:1	222
VPS410-II-R	4276928	Industriële spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 rood	222
VPS410-II-V	4276955	Industriële spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 groen	222
VPS420-V	4411583	Probe voor hoge werkspanning, zeer robuust; groen/zwart	259

Model	Article Nr.	Description	EUR
VPS421-G	5014273	VPS421-G,VOLT. PROBE SET GREY-BLK 4MM 150 MHZ 100:1 2000V-1000V CAT II	259
VPS421-R	5014264	VPS421-R,VOLT. PROBE SET RED-BLK 4MM 150 MHZ 100:1 2000V-1000V CAT III	259
VPS510-B	4025796	Spanningsmeetprobe-set 500 MHZ 10:1 blauw	222
VPS510-G	4025801	Spanningsmeetprobe-set 500 MHZ 10:1 grijs	222
VPS510-R	4025781	Spanningsmeetprobe-set 500 MHZ 10:1 Rood	222
VPS510-V	4025812	Spanningsmeetprobe-set 500 MHZ 10:1 groen	222
Power Quality Tools			
1742-6/UPGRADE	4920964	1742 to 1746 Upgrade	1836
1742-8/UPGRADE	4920973	1742 to 1748 Upgrade	3395
1746-8/UPGRADE	4920986	1746 to 1748 Upgrade	1836
C1740	4116762	Draagtas voor 174X en 43X-II Power Quality analyzer	222
C437-II	4116743	Harde koffer voor 430-serie II met rollers	534
EPE-TRAINING-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	204
FLUKE-1732/B	4706566	Energielogger basisversie	2304
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energielogger EU en VS versie met stroomtangen	2569
FLUKE-1732/UPGRADE	4920958	Upgrade kit for 1732 to 1734	256
FLUKE-1734/B	4706582	Energielogger basisversie	2619
FLUKE-1734/EUS	4706594	Wireless energielogger EU/VS versie met stroomtangen	2879
FLUKE-1736/B	4563561	Draagbare driefase Power Logger (exclusief stroomtangen)	3989
FLUKE-1736/EUS	4534519	Driefase Power Logger, EU/US versie	3999
FLUKE-1738/B	4588378	Draagbare Power Logger (excl stroomtangen)	4109
FLUKE-1738/EUS	4563577	Draagbare geavanceerde driefase Power Logger versie EU/US	4619
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Power Quality Logger with 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	3753
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Power Quality Logger with 60 cm 3,000A iflex, EUS version	3753
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Power Quality Logger without iFlex, EUS version	3432
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Power Quality Logger with 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	5155
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Power Quality Logger with 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	5155
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Power Quality Logger without iFlex, EUS version	4827
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Power Quality Logger with 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	6456
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Power Quality Logger with 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	6456
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Power Quality Logger without iFlex, EUS version	6149
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Driefase Power Quality Recorder, Topas, Basic	12475
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Driefase Power Quality Recorder, Topas	17096
FLUKE-345	2584181	Power Quality Clamp Meter	1697
FLUKE-430-II/MA	4779032	Motor Analyzer Upgrade Kit	2185
FLUKE-434-II	4116638	Power Quality & Energy analyzer	5047
FLUKE-434-II/BASIC	4116650	Driefase energy analyzer (zonder stroomtangen)	4369
FLUKE-435-II	4116661	Power Quality & Energy Analyzer	6488
FLUKE-435-II/BASIC	4116689	Power Quality&energy analyzer (zonder stroomtangen)	5837
FLUKE-437-II	4116692	Power Quality & Energy Analyzer	8559
FLUKE-437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality & energy analyzer	7917
FLUKE-438-II	4778976	Power Quality en Motor Analyzer	7649
FLUKE-438-II/BASIC	4778990	Driefase Power Quality & Motor Analyzer (excl stroomtang)	6988
FLUKE-VR1710	3030923	Voltage Quality Recorder	921

Model	Article Nr.	Description	EUR
Power Quality Tools Accessories			
3140R	2650136	Stroomtransformator met klipbevestiging 2A-400A (Fluke 1750)	422
3210-PR-TF-II	4531769	Flexible stroomtang 61cm, 1000A	656
3310-PR-TF-II	4531778	Flexibele stroomtang 61cm, 5000A	875
3312-PR-TF-II	4531784	Flexibele stroomtang 122cm, 5000A	1077
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	91
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	127
BC430/830	4821069	BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES	150
BE345	2839604	Batterij-eliminator (Fluke 345)	162
BP1730-BATTERY	4389436	Li-Ion batterij-set 3,7V 2500mAh (1730)	41
C17XX	4637381	Draagtas voor Fluke 1736 en 1738	122
CS1750/1760	2673962	Draagtas (Fluke 1750/1760)	269
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Democase	2049
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	FLK-1736/UPGRADE EUS,UPGRADE KIT FOR 1736 TO 1738, EUR/US ONLY	631
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Hanger Kit	65
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	22
FLUKE-1730-CABLE	4395217	AUX-ingangskabel	30
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Draagriemset	59
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS Receiver Antenna	349
FLUKE-174X-8066	4921140	Cable Marker set, 05MM	54
FLUKE-1750/CASE	2650124	Harde koffer (Fluke 1750)	579
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Power Analyze - extra SEAT-LICENTIE	1146
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Power Analyze - extra SITE-LICENTIE	5732
FLUKE-17XX AUX	4717827	Ingangsadapter	141
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	36
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	27
FLUKE-PQ400	4920947	Elektrisch meetvenster met 4 x male-male kabel van 2 m	1735
FLUKE-PQ400/B	5075807	Meetvenster zonder kabels, kabelbinders of markeringen.	1370
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Kabelmarkeerset 3P+N+PE	9
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-PH Fluke 1735 & 1745 flexibele stroomtang-set	1688
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-PH Fluke 1743/4 flexibele stroomtang-set	1977
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	FS3000A/6000A 4-PH 36-Inch flexibele stroomtang-set	425
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-PH 36-Inch flexibele stroomtang-set	1642
FTP17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	164
GPS430-II	4693803	GPS Synchronization module (430-II serie)	1650
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS Tijdsynchronisatiemodule (Fluke 1760)	450
I17XX-BNC-M2F	5076304	4-polige male naar BNC female-kabel 0,1 m (1 stuk)	91
I17XX-BNC-M2M	5076297	4-polige male naar BNC male-kabel 2 m (1 stuk)	91
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	227
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 Pack	542
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 Pack	724
I17XX-FLEX1500	4637328	1500A 12 inch iFlex® stroomtangen	173
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	1500A 12 inch, 3-pack iFlex® stroomtangen	503
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	1500A 12 inch, 4-pack iFlex® stroomtangen	656
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex® male-male-kabel 2 m (1 stuk)	137
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex® male-male-kabel 2 m (4 stuks)	526

Model	Article Nr.	Description	EUR
I17XX-FLEX3000	4637343	3000A 24 inch iFlex® stroomtangen	186
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	3000A 24 inch, 3-pack iFlex® stroomtangen	535
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	3000A 24 inch, 4-pack iFlex® stroomtangen	700
I17XX-FLEX3KIP	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	227
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 Pack	542
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 Pack	724
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi Extension Cable, 5m	136
I17XX-FLEX6000	4637362	6000A 24 inch iFlex® stroomtangen	197
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	6000A 24 inch, 3-pack iFlex® stroomtangen	569
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	6000A 24 inch, 4-pack iFlex® stroomtangen	744
I17XX-FLEX6KIP	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	271
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 Pack	632
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 Pack	813
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	1-fase mini-stroomtangset voor netvoedingskwaliteit	493
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Tang PQ3 3-fase 1A/10A	605
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	I1A/10A Tang PQ4	800
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	I20A/200A Tang PQ3	605
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	I20A/200A tang PQ4	800
I40S-EL3X	4637396	Stroomtransformator met klipbevestiging	223
I40S-EL3X/3PK	4637409	Stroomtransformator met klipbevestiging, set van 3	623
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Flexibele stroomtang 61cm, 1000A	434
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Flexibele stroomtang 61cm set van 4, 6000A	1320
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12 "(30cm)	445
I430-FLX-TFII-48	4621231	Iflex 6000A probe, 48 "(122cm)	557
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	I5A/50A Tang PQ1	493
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	I5A/50A Tang PQ3	605
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	I5A/50A Tang PQ4	800
I5S	2508467	AC-stroomtang met een nominaal bereik van 5A	593
I5SPQ3	2457508	5 A AC-stroomtangen, 3-delige set	1424
I5S-PR	3949761	5A stroomtang (1750)	338
IEEE519/REPORT	4589748	Software licensee voor IEEE519 rapportage	546
IP65 ADAPTER SET	4946241	IP65 rated Voltage Connector	227
MBX USB-RS232	2539565	USB naar serie RS232 Adapter	62
MP1-3R/1B	4944790	3 red/1 black Magnet probe for 4 mm banana	97
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magneetsondes voor 4 mm banaanstekker, set van 4	97
TLS430	2157713	Meetsnoeren en krokodillenklemmen (4 zwarte, 1 groene)	142
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Stroomtransformator met clipbevestiging	461
TPS CLAMP 200/20	2540450	Stroomtransformator met clipbevestiging	461
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Stroomtransformator met clipbevestiging	461
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	481
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	481
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	943
TPS NULLMODEM CABL	2540511	RS232 Cross Link-kabel, 3M	50
TPS SHUNT 1A	2540548	Shunt 1 A AC/DC	410
TPS SHUNT 20MA	2540553	TPS Shunt 20MA	410
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	TPS VOLTPROBE 100 V	359
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	TPS VOLTPROBE 10 V	359

Model	Article Nr.	Description	EUR
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	TPS VOLTPROBE 1 KV	615
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	TPS VOLTPROBE 400 V	359
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	TPS VOLTPROBE 600 V	359
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	Dolphin Clip, Rood	41
VL1735/45	3276205	Banaanstekker 4-fasen spanningsmeetset	257
Vibration Testers			
810PA	3986002	AC Power Adapter met Internationale Plug Set	89
810QDC	3530837	Kabel voor snelle ont koppeling	158
810S	3530828	Sensor	1519
810SMM	3530862	Sensor-magneetbevestiging	223
810SMP	3530855	Sensormontage-pads (10-pak)	31
FLUKE-805 FC	4489229	Trillingsmeter	1911
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Fluke 805FC trillingsmeter en 805ES externe trillingsensor	2709
FLUKE-810	3542635	Trillingsmeter	9966
FLUKE-820-2	4550041	Led-stroboscoop	976
FLUKE-830	4454396	Laser-asuitlijningsinstrument	7453
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Compacte magnetische sensor/prismamontagebeugelset	884
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Vulplaatjesset voor precisie-uitlijning	878
SBP810	3530843	Slimme-batterijset	283
Process Calibrators			
700 Series Process Calibrators			
FLK-729 150G	4856983	Automatic Pressure Calibrator (10 Bar)	8825
FLK-729 150G FC	4856894	Automatic Pressure Calibrator, w/FC (10 Bar)	8825
FLK-729 300G	4856976	Automatic Pressure Calibrator (20 Bar)	8825
FLK-729 300G FC	4856882	Automatic Pressure Calibrator, w/FC (20 Bar)	8825
FLK-729 30G	4856990	Automatic Pressure Calibrator (2 Bar)	8825
FLK-729 30G FC	4856907	Automatic Pressure Calibrator , w/FC (2 Bar)	8825
FLK-789/IR3000FC	4604605	Process Meter en FC connector	1238
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	1849
FLUKE-154 INTL	4805625	Hart Calibration Assistant	3980
FLUKE-705	665091	Luskalibrator	801
FLUKE-707	1617262	Luskalibrator met Quick Click-knop	921
FLUKE-707EX	2032187	Intrinsiek veilige luskalibrator	1295
FLUKE-709	4234350	Precisie-luskalibrator	935
FLUKE-709H	4234361	Precisie-luskalibrator met HART-communicatie/-diagnose	1471
FLUKE-710	4991049	Luskalibrator voor kleppentests met HART	2269
FLUKE-712B/EN	4387857	RTD-temperatuurkalibrator	1188
FLUKE-714B/EN	4387869	TC-temperatuurkalibrator	1188
FLUKE-715	620101	Volt/mA-kalibrator	1336
FLUKE-717 30G	662897	Drukkalibrator -850 mbar tot 2 bar (-12 tot 30 psi)	1573
FLUKE-717 10000G	4058813	Drukkalibrator (690 bar)	1681
FLUKE-717 1000G	2547194	Drukkalibrator (69 bar)	1517
FLUKE-717 100G	1630430	Drukkalibrator -850 mbar tot 7 bar (-12 tot 100 psi)	1517
FLUKE-717 1500G	2547203	Drukkalibrator (103.4 bar)	1681
FLUKE-717 15G	4058808	Drukkalibrator (1 bar)	1517
FLUKE-717 1G	2547166	Drukkalibrator (68.9 mbar)	1517
FLUKE-717 3000G	2547215	Drukkalibrator (207 bar)	1681

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-717 300G	2547175	Drukkalibrator (20 bar)	1517
FLUKE-717 5000G	2547232	Drukkalibrator (345 bar)	1681
FLUKE-717 500G	2547182	Drukkalibrator(34.7 bar)	1517
FLUKE-718 100US	665080	Drukkalibrator (7 bar)	2856
FLUKE-718 30US	665075	Drukkalibrator (2 bar)	2856
FLUKE-718 1G	2547148	Drukkalibrator (68.9 mbar)	2907
FLUKE-718 300G	2547153	Drukkalibrator(20 bar)	2907
FLUKE-718EX 100	2096322	Intrinsiek veilige drukkcalibrator, 100G	3673
FLUKE-718EX 30	2096310	Intrinsiek veilige drukkcalibrator	3673
FLUKE-718EX 300	3023328	Intrinsiek veilige drukkcalibrator (20 bar)	3673
FLUKE-719 100G	3315344	Elektrische drukkcalibrator (7 bar)	3701
FLUKE-719 30G	3315332	Elektrische drukkcalibrator (2 bar)	3701
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektrische drukkcalibrator	3388
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektrische drukkcalibrator	3388
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektrische drukkcalibrator	3388
FLUKE-720URTD	4382695	Universele RTD adapter voor 721, 721Ex en 719PRO	194
FLUKE-721-1601	4353241	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 6,9 bar	2157
FLUKE-721-1603	4353283	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 20 bar	2157
FLUKE-721-1605	4353327	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 34 bar	2157
FLUKE-721-1610	4353366	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 69 bar	2157
FLUKE-721-1615	4353401	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 103 bar	2157
FLUKE-721-1630	4353447	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 200 bar	2157
FLUKE-721-1650	4353486	Drukkcalibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 345 bar	2157
FLUKE-721-3601	4353252	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 6,9 bar	2157
FLUKE-721-3603	4353290	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 20 bar	2157
FLUKE-721-3605	4353330	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 34 bar	2157
FLUKE-721-3610	4353375	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 69 bar	2157
FLUKE-721-3615	4353412	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 103 bar	2157
FLUKE-721-3630	4353458	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 200 bar	2157
FLUKE-721-3650	4353499	Drukkcalibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 345 bar	2157
FLUKE-721EX-1601	4353265	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 100 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1603	4353309	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 300 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1605	4353348	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1610	4353382	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 1000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1615	4353420	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 1500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1630	4353464	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 3000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1650	4353506	Drukkcalibrator met twee sensoren, 16, 5000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3601	4353276	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 100 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3603	4353311	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 300 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3605	4353353	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3610	4353394	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 1000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3615	4353435	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 1500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3630	4353473	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 3000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3650	4353514	Drukkcalibrator met twee sensoren, 36, 5000 PSIG	2786
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperatuurcalibrator	2437
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunctionele procescalibrator	3403
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunctionele precisieprocescalibrator	3987

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	10254
FLUKE-753 EU	4411027	Documenterende proceskalibrator	5751
FLUKE-754 EU	4400387	Documenterende proceskalibrator	7248
FLUKE-771	2646347	mA-processtroomtang	646
FLUKE-772	3362352	mA-stroomtang	923
FLUKE-773	3362365	mA-processtroomtang	1180
FLUKE-787B	4777186	ProcessMeter™	1078
FLUKE-789/E	3977194	Process Meter met 24V-lusvoeding	1212
Pressure Modules			
700G/TRACK	4123225	Loggingsoftware	482
FLUKE-700G01	4353523	Drukmeter, -10" tot 10" WC (27 mbar)	821
FLUKE-700G02	4353538	Drukmeter, -30" tot 30" WC (69 mbar)	821
FLUKE-700G04	4096972	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 15 PSIG	821
FLUKE-700G05	4097514	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 30 PSIG	821
FLUKE-700G06	4097538	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 100 PSIG	821
FLUKE-700G07	4097561	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 500 PSIG	821
FLUKE-700G08	4097592	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 1000 PSIG	821
FLUKE-700G10	4353654	Drukmeter, 140 bar	821
FLUKE-700G27	4097545	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 300 PSIG	821
FLUKE-700G29	4097605	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 3000 PSIG	821
FLUKE-700G30	4097610	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 5000 PSIG	821
FLUKE-700G31	4097622	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 10.000 PSIG	821
FLUKE-700GA27	4353577	Drukmeter, 20 bar absoluut	821
FLUKE-700GA4	4353545	Drukmeter, 1 bar absoluut	821
FLUKE-700GA5	4353550	Drukmeter, 2 bar absoluut	821
FLUKE-700GA6	4353561	Drukmeter, 6,9 bar absoluut	821
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydraulische testpomp-kit, 0 tot 690 bar	1248
FLUKE-700HTPK2	4623314	Hydraulische testdrukset	1581
FLUKE-700M20TH	4623338	Premium-testslangsets voor transmitters	581
FLUKE-700MTH	4623345	Premium-testslangsets voor transmitters	581
FLUKE-700PCK	100062	Drukkalibratieset	1450
FLUKE-700PTPK	4124364	Pneumatische testpomp-kit, 0 tot 41 bar	667
FLUKE-700PTPK2	4623306	Pneumatische testdrukset	1460
FLUKE-700RG05	4353589	Drukmeter, referentie, +2 bar	908
FLUKE-700RG06	4353592	Drukmeter, referentie, 6,9 bar	908
FLUKE-700RG07	4353605	Drukmeter, referentie, 34 bar	908
FLUKE-700RG08	4353610	Drukmeter, referentie, 69 bar	908
FLUKE-700RG29	4353622	Drukmeter, referentie, 200 bar	908
FLUKE-700RG30	4353631	Drukmeter, referentie, 345 bar	908
FLUKE-700RG31	4353646	Drukmeter, referentie, 690 bar	908
FLUKE-700TTH10K	4636393	Premium-testslangsets voor transmitters	691
FLUKE-700TTH5K	4623323	Premium-testslangsets voor transmitters	581
FLUKE-750P00	4352270	Drukmodule (0 - 2.5 mbar)	1741
FLUKE-750P01	4352281	Drukmodule (0 - 25 mbar)	1361
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Pressure Module (0 - 25 Mbar)	2534
FLUKE-750P02	4352750	Drukmodule (0 - 70 mbar)	1361
FLUKE-750P03	4352738	Drukmodule (0 - 350 mbar)	1361

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-75OP04	4352313	Drukmodule (0 - 1 bar)	1361
FLUKE-75OP05	4352336	Drukmodule (0 - 2 bar)	1361
FLUKE-75OP05EX	4558664	Ex Pressure Module (0 - 2 Bar)	2592
FLUKE-75OP06	4352349	Drukmodule (0 - 7 bar)	1361
FLUKE-75OP06EX	4558673	Ex Pressure Module (0 - 7 Bar)	2592
FLUKE-75OP07	4352360	Drukmodule (0 - 35 bar)	1361
FLUKE-75OP08	4352372	Drukmodule (0 - 70 bar)	1361
FLUKE-75OP09	4352385	Drukmodule (0 - 100 bar)	1361
FLUKE-75OP09EX	4558725	Ex Pressure Module (0 - 100 Bar)	2592
FLUKE-75OP2000	4352397	Drukmodule (0 - 140 bar)	1361
FLUKE-75OP22	4352296	Drukmodule (0 - 70 mbar)	1361
FLUKE-75OP23	4352308	Drukmodule (0 - 350 mbar)	1361
FLUKE-75OP24	4352324	Drukmodule (0 - 1 bar)	1361
FLUKE-75OP24EX	4558686	Ex Pressure Module (0 - 1 Bar)	2592
FLUKE-75OP27	4352351	Drukmodule (0 - 20 bar)	1361
FLUKE-75OP27EX	4558699	Ex Pressure Module (0 - 20 Bar)	2592
FLUKE-75OP29	4352403	Drukmodule (0 - 200 bar)	2157
FLUKE-75OP29EX	4558702	Ex Pressure Module (0 - 200 Bar)	4329
FLUKE-75OP30	4352415	Drukmodule (0 - 340 bar)	2157
FLUKE-75OP31	4352426	Drukmodule (0 - 700 bar)	2157
FLUKE-75OPA27	4352471	Drukmodule (0 - 20 bar)	1566
FLUKE-75OPA3	4352432	Drukmodule (0 - 350 mbar)	1566
FLUKE-75OPA4	4352444	Drukmodule (0 - 1 bar)	1566
FLUKE-75OPA4EX	4558716	Ex Pressure Module (0 - 1 Bar)	2745
FLUKE-75OPA5	4352459	Drukmodule (0 - 2 bar)	1566
FLUKE-75OPA6	4352467	Drukmodule (0 - 7 bar)	1566
FLUKE-75OPA7	4352480	Drukmodule (0 - 35 bar)	1566
FLUKE-75OPA8	4352498	Drukmodule (0 - 70 bar)	1566
FLUKE-75OPA9	4352500	Drukmodule (0 - 100 bar)	1566
FLUKE-75OPD10	4352556	Drukmodule (-700 - 700 mbar)	1566
FLUKE-75OPD2	4352539	Drukmodule (-70 - 70 mbar)	1566
FLUKE-75OPD27	4352616	Drukmodule (-1 - 20 bar)	1566
FLUKE-75OPD3	4352542	Drukmodule (-350 - 350 mbar)	1566
FLUKE-75OPD4	4352563	Drukmodule (-1 - 1 bar)	1566
FLUKE-75OPD5	4352574	Drukmodule (-1 - 2 bar)	1566
FLUKE-75OPD50	4352588	Drukmodule (-1 - 3.5 bar)	1566
FLUKE-75OPD6	4352595	Drukmodule (-1 - 7 bar)	1566
FLUKE-75OPD7	4352602	Drukmodule (-1 - 14 bar)	1566
FLUKE-75OPV3	4352517	Drukmodule (-350 mbar)	1566
FLUKE-75OPV4	4352521	Drukmodule (-1 bar)	1566
FLUKE-75OR04	4352625	Drukmodule (0 - 1 bar)	1566
FLUKE-75OR06	4352633	Drukmodule (0 - 7 bar)	1566
FLUKE-75OR07	4352657	Drukmodule (0 - 35 bar)	1566
FLUKE-75OR08	4352669	Drukmodule (0 - 70 bar)	1566
FLUKE-75OR27	4352640	Drukmodule (0 - 20 bar)	1566
FLUKE-75OR29	4352678	Drukmodule (0 - 200 bar)	2273
FLUKE-75OR30	4352684	Drukmodule (0 - 340 bar)	2273

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-75OR31	4352691	Drukmodule (0 - 700 bar)	2273
FLUKE-75ORD27	4352723	Drukmodule (-0.8 - 20 bar)	1715
FLUKE-75ORD5	4352706	Drukmodule (-1 - 2 bar)	1715
FLUKE-75ORD6	4352714	Drukmodule (-1 - 7 bar)	1715
Process Calibrator Accessories			
709H/TRACK	4281225	Logging software met kabel	469
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	93
BC7217 INTL	668217	Batterijlader	332
BC-7240	4022655	Batterijlader/netadapter voor 75x	61
BP7235	668225	NiMH-batterij	272
BP7240	4022220	Li-ion-batterijset voor 75x	185
C700	606928	Koffer (700-serie)	369
C789	946694	Meter- en accessoiretas	216
FLUKE-700HTH-1	2811795	Hydraulische testslang	969
FLUKE-700HTP-2	4096855	Hydraulische testpomp	1189
FLUKE-700ILF	1566730	Lijnfilter	113
FLUKE-700-IV	202561	Stroom-shunt	512
FLUKE-700LTP-1	2811763	Lagedruktestpomp	1034
FLUKE-700PMP	617131	Drukpomp	723
FLUKE-700PRV-1	2811808	Drukventiel voor 700HTP	1166
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatische testpomp	931
FLUKE-700SC	667425	Seriële Interfacekabel (Fluke 725/725Ex/726)	250
FLUKE-700TC1	620119	Connectorset voor thermokoppels	149
FLUKE-700TC2	620127	Connectorset voor thermokoppels 700TC2	122
FLUKE-700TLK	3829398	Snoerenset voor procesmeting	149
FLUKE-71X	3345825	Slangsetaccessoire	110
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Liquid dirt filter for Fluke 718 and 719 PRO	380
FLUKE-720RTD	4366669	RTD Probe voor 721, 721Ex en 719PRO	287
FLUKE-720URTD	4382695	Universele RTD adapter voor 721, 721Ex en 719PRO	194
FLUKE-750SW	4090343	DPC/TRACK2-software	3635
FVF-BASIC	2396957	View Forms Basic software + IR USB-kabel (189,287/9,789,1550B)	173
FVF-SC2	1576734	Fluke View Forms-software met kabel	284
HART DRYWELL CABLE	2111088	HART DRYWELL KABELKIT	176
IR189USB	2428108	USB-kabeladapter	55
General Accessories			
Test Leads, Probes and Clips			
80K-15	618113	Hoogspanningsmeetprobe	324
AC175	4101772	Set krokodillenklemmen	32
AC220	1610103	SureGrip™-krokodillenklemmen	51
AC280	1610115	SureGrip™-haakklemmen	41
AC283A	5130530	SureGrip™-tangklemmen	45
AC285	1610159	SureGrip™-krokodillenklemmen	26
AC285-FTP	4073928	Krokodillenklemmen en adapters	30
AC288	4617784	Aansluitblokprobe met intrekbare probepunt	41
AC87	1278079	Heavy duty-railklemmen	54
AC89	873448	Heavy duty-isolatie-doorsteekmeetpen	61
BP980	1616807	Set dubbele bananaanstekkers	62

Model	Article Nr.	Description	EUR
FTL-660	2280204	Afgezeekerde meetsnoeren	70
FTP-1	3869437	Meetprobe set	107
FTPL-1	3869443	Meetprobe set met meetsnoeren	117
H900	1616818	Houder voor de meetsnoeren	37
LEADWRAP	4083525	Duurzame nylon haak en lusbevestiging, set van 3	9
T5-KIT-1	3971169	T5 accessoireset	60
T5-RLS	4089137	Vervangende meetsnoeren (T5)	26
TL175	3521976	TwistGuard™-meetsnoeren	32
TL175E	3565554	TwistGuard™-meetsnoeren met 4mm lantaarnpunten	36
TL220-1	3971178	SureGrip™-industriële meetsnoeren	89
TL221	2003602	SureGrip™-meetsnoerverlengset	40
TL222	2003616	SureGrip™-meetsnoeren met siliconenisolatie	40
TL223-1	3971184	SureGrip™-elektrische meetsnoeren	82
TL224	1610198	SureGrip™ meetsnoeren met isolatie	36
TL225-1	3971191	SureGrip™-meetsnoeren voor lekspanningsadaper	118
TL238	2132831	SureGrip™-meetsnoeren voor hoogspanningsomgevingen	89
TL27	668571	Heavy duty-meetsnoeren	41
TL40	1590606	Meetsnoeren met inschuifbare pen	60
TL71-1	3971207	Meetsnoeren	32
TL75-1	3971218	Meetsnoeren	27
TL76	2032684	Meetsnoeren van 2/4 mm	46
TL80A-1	3971229	Meetsnoeren	85
TL81A	1277073	Deluxe set elektronische meetsnoeren	178
TL910	1616632	Elektronische meetprobes	82
TL930	1616671	Verbindingskabels (60 cm)	21
TL932	1616680	Verbindingskabels (90 cm)	23
TL935	1616698	Verbindingskabels (60, 90, 120 cm)	68
TL940	1616705	Meetsnoeren met mini-haakje	23
TL950	1616710	Meetsnoeren met miniklemhaakje	41
TL960	1616722	Meetsnoeren met minihookje	23
TL970	1616793	Set haakjes en klemhaakjes	85
TLK1550-RTL	4112351	Accessoire set incl meetsnoer & 10 kV stroomtang (1550-serie)	257
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip™-accessoireset	165
TLK-225-1	3971234	SureGrip™ Master-accessoireset	178
TLK281-1	3971241	SureGrip™-automotive-meetsnoerenkit	157
TLK282-1	3971252	SureGrip™ DeLuxe Automotive meetsnoeren	201
TLK287	3045631	Electronics Master-meetsnoeren	188
TLK289 EUR	3092521	Master-set industriële meetsnoeren	188
TLK290	2435092	Probeset met flexibele bus	70
TLK291	2435108	Afgezeekerde meetprobeset	70
TP1-1	3971265	Slanke testpennen (plat)	21
TP175	3521983	TwistGuard™-meetprobes	23
TP175E	3565568	TwistGuard meetprobeset (2 mm diameter)	25
TP2-1	3971283	Slanke testpennen (2 mm)	23
TP220-1	3971276	SureGrip™- industriële testpennen	23
TP38	1541636	Slim Reach-meetprobeset	21
TP38-2001-OSP	2438858	Slim Reach Test Probe, red	16

Model	Article Nr.	Description	EUR
TP74	1541649	Meetprobes met lantaampunt	23
TP80	873455	Elektronische meetprobes	44
TP912	1616644	Verwisselbare meetpennen voor TL910	41
TP920	1616659	Meetprobeadapterset	60
Current Clamps			
80I-110S	114519	AC/DC-stroomtang	807
I1000S	1568487	AC-stroomtang	711
I1010	617735	AC/DC-stroomtang	510
I1010-KIT	2096998	AC/DC-stroomtang- en draagtas	521
I200	664755	AC-stroomtang	178
I2000 FLEX	2584912	AC-stroomtang	355
I200S	664760	AC-stroomtang	296
I30	2584920	AC/DC-stroomtang	473
I3000 FLEX-4PK	2696367	AC-stroomtang, 4-delige set	1424
I3000S	657202	AC-stroomtang	855
I3000S FLEX-24	2584888	AC-stroomtang, 610 mm (24 inch)	544
I3000S FLEX-36	2584901	AC-stroomtang, 915 mm (36 inch)	652
I30S	2584935	AC/DC-stroomtang	652
I310S	2840309	Stroomtang	391
I400	2277225	AC-stroomtang	178
I400S	2277202	AC-stroomtang met een bereik van 40A tot 400A	319
I40S-PR	3949777	40A stroomtang (1750)	402
I410	617727	AC/DC-stroomtang meet tot 400A	296
I410-KIT	2097005	AC/DC-stroomtang- en draagtas	344
I6000S FLEX-24	2840311	AC stroomtang (6000 A)	711
I6000S FLEX-36	2840327	AC stroomtang (6000 A)	830
I800	2840283	AC-stroomtangprobe	255
Temperature Accessories			
80AK-A	2747812	Thermokoppeladapter	38
80BK-A	2747801	Geïntegreerd DMM-thermokoppel	42
80CJ-M	833046	Male miniconnectoren type J	28
80CK-M	779942	Male miniconnectoren type K	28
80PJ-1	1288191	Thermokoppel, Type J, -40 tot 260°C	30
80PJ-9	1288218	Universele probe (type J)	76
80PJ-EXT	1288234	Verlengsnoerenset	69
80PK-1	750422	Thermokoppel	40
80PK-10	3439199	Temperatuurmeetprobe voor pijpleidingen	234
80PK-11	2724500	Flexibele klittenband-thermokoppelprobe type K	45
80PK-18	3448859	Set temperatuurmeetprobes voor pijpleidingen	379
80PK-22	2098684	SureGrip™ Dompeltemperatuurmeetprobe	116
80PK-24	2098691	SureGrip™-luchttemperatuurmeetprobe	152
80PK-25	2098706	SureGrip™-priktemperatuurmeetprobe	137
80PK-26	2098714	SureGrip™ taps toelopen de temperatuurmeetprobe	152
80PK-27	2098723	SureGrip™ industriële oppervlaktetemperatuurmeetprobe	415
80PK-3A	874610	Oppervlaktethermokoppel	260
80PK-8	200360	Temperatuurmeetprobe voor pijpleidingen	212
80PK-9	1288229	Universele probe	76

Model	Article Nr.	Description	EUR
8OPK-EXT	1288241	Verlengsnoerenset	69
8OPR-60	2148313	Thermokoppel	84
8OPT-25	2104397	SureGrip™-priktemperatuurmeetprobe	120
8OPT-EXT	1288252	Verlengsnoerenset	69
8OT-150UA	3190456	Universele temperatuurmeetprobe	326
8OTK	736736	Thermokoppelmodule	165
Cases and Holsters			
C10	897744	Holster	31
C100	827055	Universele draagkoffer	83
C101	2437514	Draagkoffer	76
C115	2826063	Draagtas	73
C116	2826074	Draagtas	87
C125	646858	Metertas	54
C12A	930529	Metertas	39
C150	4111540	Draagtas	36
C1600	2091049	Meter-en accessoirekoffer	46
C1620	4359042	Draagtas	221
C190	677401	Draagkoffer	273
C195	677408	Draagtas	252
C20	708396	Draagkoffer	77
C23	1663209	Draagtas	31
C25	681114	Soepele draagtas geschikt voor Fluke 25/27/8025A	66
C280	3182785	Draagtas van polyester	76
C33	1664120	Draagtas	36
C345	3311173	Draagtas	93
C35	2826056	Draagtas	52
C43	1663230	Draagtas	98
C50	762823	Soepele draagtas	46
C510	1547885	Leren metertas	92
C520A	1629104	Leren testertas	70
C550	1547919	Gereedschapstas	154
C75	865535	Accessoiretas	22
C781	619988	Metertas	113
C789	946694	Meter- en accessoiretas	216
C799	4021731	Soft case for Fluke 75x series	123
C800	896220	Meter- en accessoirekoffer	84
C90	466029	Draagtas met ritssluiting, binnenvak en draagriem	46
CAMO-C25	4110632	Camouflage carrying case for Fluke multimeters	44
CAMO-C37	4110644	Camouflage carrying case for Fluke clamps, T5, T+	49
CXT1000	4628917	Extreem harde koffer	200
CXT170	3352567	Extreme koffer	200
CXT280	3352571	Extreme koffer	200
CXT80	3352559	Extreme koffer	200
FLK-C3000	4582763	Premium modular toolbag	98
FLK-C3003	4582928	3-Compartment soft case	44
FLUKEPACK30	4983088	Professionele rugzak voor gereedschap	169
H15	4111533	Holster voor elektrische testers	34

Model	Article Nr.	Description	EUR
H3	1608458	Soepele holster geschikt voor Fluke 330 serie	50
H5	649365	Holster voor elektrische tester	39
H6	2152040	Holster voor infraroodthermometer	37
H80M	2138458	Beschermholster met magnetische ophangriem	48
H-T6	4910585	Riemholster	39
Automotive Accessories			
BP880	2150594	BNC naar female dubbele banaanstekker	17
BP881	2151015	BNC naar dubbele banaanstekker male	22
PV350	919811	Vacuümdrukmodule	332
RPM80	880849	Inductieve opnemer/externe trigger	113
SCC 128	2100199	Automotive-probleemoplossingskit (120-serie)	768
SCC 198	2100208	Automotive-probleemoplossingskit voor ScopeMeter 190x	966
STL90	201233	Set afgeschermd meetsnoeren	268
TAS90	614187	Accessoireset voor afgeschermd meetsnoeren	75
TL28A	1273185	Automotive-meetsnoeren set	68
TL82	2150636	Automotive-pen-en-busadapterset	135
TP40	1567573	Automotive-backproben (vijf stuks)	47
TP81	2149098	Isolatie-doorsteekmeetpennenset	66
TP82	2149080	Isolatie-doorsteekmeetpennenset	63
TP88	2149102	Robuuste backprobe-pennen	16
Other Accessories			
80K-40	382846	Hoogspanningsmeetprobe	332
80K-6	532424	Hoogspanningsmeetprobe	185
EBC290	3894906	Externe batterijlader voor BP290 en BP291	112
FL-120 EX	4972431	Intrinsiek veilige zaklamp van Fluke	74
FL-150 EX	4972446	Intrinsiek veilige zaklamp van Fluke	96
FL-45 EX	4972422	Intrinsiek veilige zaklamp van Fluke	48
HL-200 EX	4972410	Intrinsiek veilige hoofdlamp van Fluke	96
L200	2096346	Probelampje	28
L205	2098588	Petlamp, mini	37
L206	2098595	Deluxe LED Hat Light	46
L210	2096379	Probelampset	45
L215	2096368	SureGrip™ Set met probelampje en probeverlengstukken	105
LVD1A	4571403	Contactloze wisselspanningzoeker en LED-zaklamp	39
LVD2	2740300	Spanningsdetector - 90V tot 600V AC met 2 gevoeligheids.	43
PV350	919811	Vacuümdrukmodule	332
SV225	3100477	Lekspanningsadapter	79
TPAK	1281997	ToolPak™ Magnetische hangclip	46
Fuses			
7017240.0	2279339	Fuse, A:315mA (f), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	11,9
FUSE	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3,9
FUSE	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	9,25
FUSE	830828	Fuse, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	8,25
FUSE	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	5,05
Software			
FVF-BASIC	2396957	View Forms Basic software + IR USB-kabel (189,287/9,789,1550B)	173
FVF-SC4	2687335	View Forms Software + kabel (8845A/8846A)	326

Model	Article Nr.	Description	EUR
FVF-SC5	2791314	View® Forms-software met kabel	187
FVF-UG	1576741	Fluke View Forms upgrade	153
SCC120E	646684	Speciale kit	494
SCC120F	646692	Software + USB kabel + tas (Fluke 123) - Frans	494
SCC190EFG	671826	Draagkoffer,FlukeView-software en optisch geïsoleerde USB-kabel	692
SW90W	3894923	FlukeView ScopeMeter-software	382

De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son
E-mail: cs.nl@fluke.com
Telefoon +31 (0)40 267 5100

©2020 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
11/2020 200467-uken

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.