

Fluke Test Tools prijslijst

Geldig vanaf 01.03.2023

Model	Article Nr.	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	Wireless multimeter	423
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kit bestaande uit multimeter en spanningzoeker 200V-1000V	605
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Combinatiekit - met meter en luxe accessoires	546
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC with TPAK meter hanging kit	470
FLK-A3000FC	4401588	Wireless AC-stroomtangmodule	272
FLK-A3000FC KIT	4465618	Stroomkit	605
FLK-A3001FC	4459439	Wireless iFlex AC-stroommodule	318
FLK-A3001FC KIT	4465665	Wireless a3001 stroomkit	651
FLK-A3002FC	4459442	Wireless AC/DC-stroommodule	182
FLK-A3003FC	4629295	2000 A DC-stroomtang	773
FLK-A3004FC	4629301	Wireless 4-20mA DC-stroomtang	909
FLK-T3000FC	4401563	Wireless temperatuurmodule type K	272
FLK-T3000FC KIT	4465652	Wireless t3000 temperatuurkit	605
FLK-V3000FC	4401556	Wireless AC-spanningsmodule	287
FLK-V3000FC KIT	4465641	Draadloze AC Spanningskit	605
FLK-V3001FC	4459421	Wireless DC-spanningsmodule	287
FLK-V3001FC KIT	4467777	Wireless v3001 DC-spanningskit	605
Fluke Connect - 3500 Sensor Series			
FLK-3540 KIT UK/EU	5081559	Fluke 3540 FC-driefasenvermogenstester en set voor conditiebewaking	3601
Fluke Connect - Accessories			
FLUKE-IR3000FC	4460436	Draadloze infrarood connector	202
Digital Multimeters			
110 Series Multimeters			
C50	762823	Soepele draagtas	58
FLUKE-113 EUR	3088053	Compacte elektrische RMS basismultimeter met VCHECK™	174
FLUKE-114 EUR	2583552	Compacte elektrische RMS multimeter tot 600V AC/DC	236
FLUKE-115 EUR	2583583	Compacte RMS multimeter tot 600V AC/DC - 10A AC/DC	279
FLUKE-116 EUR	2583601	Compacte HVAC multimeter tot 600V AC/DC - μ A - temperatuur	335
FLUKE-116/323 KIT	4296029	HVAC-combinatieset, inclusief multimeter en stroomtang	476
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Combinatieset voor technici	431
FLUKE-117 EUR	2583647	Compacte RMS multimeter tot 600V AC/DC - 10A AC/DC	349
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Multimeter-combinatieset voor elektriciens	453
FLUKE-117/PRV240	4636971	Multimeter met PRV240-Test unit kit	454
170 Series Multimeters			
C90	466029	Draagtas met ritssluiting, binnenvak en draagriem	56
FLUKE-175 EGFID	1592901	Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC	343
FLUKE-177 EGFID	1592874	Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC	415
FLUKE-179 EGFID	1592842	Digitale RMS multimeter tot 1000V AC/DC - 10A AC/DC - 400°C	490
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	560
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179 IMSK serviceset industriële multimeter	606
200 Series Multimeters			
BC500TMM	4820410	Battery charger for Fluke 279FC	178
C280	3182785	Draagtas van polyester	96
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Combinatiekit van Fluke 287 en FlukeView Forms-software	1159

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Combinatiekit van Fluke 289 en FlukeView Forms-software	1237
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter met afstandsdisplay	493
FLUKE-279FC I/B	4989200	TRMS multimeter met warmtebeeldtechniek, iFlex, batterij	1441
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	TRMS multimeter met warmtebeeldtechniek & iFlex	1310
FLUKE-287/EUR	3947781	Digitale RMS multimeter met datalogging en trendcapture	897
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Combinatiekit van Fluke 287 en FlukeView Forms-software	1052
FLUKE-289/EUR	3947801	Digitale RMS multimeter met datalogging en trendcapture	976
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Combinatiekit van Fluke 289 en FlukeView® Forms-software	1086
FLUKE-289/IMSK	3449156	Serviceset industriële multimeter	961
20 Series Multimeters			
C25	681114	Soepele draagtas geschikt voor Fluke 25/27/8025A	83
FLUKE-27II/EUR	3947770	Industriële Multimeter (IP67)	770
FLUKE-28II/EUR	3947820	Industriële Multimeter (IP67)	770
FLUKE-28IIEEX	4017165	Intrinsiek veilige digitale True RMS-multimeter	1847
70 Series Multimeters			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Digitale multimeter 1000V	605
80 Series Multimeters			
C25	681114	Soepele draagtas geschikt voor Fluke 25/27/8025A	83
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Fluke 87V MAX DMM en PVLEAD1 MC4 meetsnoeren, bundel	782
FLUKE-83-5/EUR	3947847	DMM voor industrieel gebruik	642
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	True-RMS digitale multimeter kit voor industrieel gebruik	807
FLUKE-87-5/EUR	3947858	True-RMS-DMM voor industrieel gebruik	671
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V IMSK Onderhoudsset industriële multimeter	779
FLUKE-87V-MAX	5140033	True-RMS digitale multimeter	739
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Fluke 87V MAX E2-combinatiekit voor de industriële elektriciens	872
Clamp Meters			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Fluke 393 FC stroomtang en MC4 meetsnoeren, bundel	801
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Fluke 393 FC stroomtang, IRR1 stralingsmeter, MC4 meetsnoerenbundel	1136
FLUKE-323	4152628	TRMS stroomtang 400A AC and 600V AC/DC	183
FLUKE-324	4152637	TRMS stroomtang 400A AC and 600V AC/DC	237
FLUKE-325	4152643	TRMS stroomtang 400A AC/DC and 600V AC/DC	320
FLUKE-353	2840252	True RMS 2000 A Clamp Meter	915
FLUKE-355	2840265	True RMS 2000 A Clamp Meter	1110
FLUKE-365/E	3790607	True-RMS-AC-stroomtang met afneembare bek	381
FLUKE-368 FC	4709907	Draadloze True RMS-lekstroomtang met 40mm bek-opening	977
FLUKE-369 FC	4709934	Draadloze True RMS-lekstroomtang met 61mm bek-opening	1016
FLUKE-373/E	3790564	True-RMS-AC-stroomtang	381
FLUKE-374 FC	4696001	True-RMS-AC/DC-stroomtang	544
FLUKE-375 FC	4695932	True-RMS-AC/DC-stroomtang	639
FLUKE-376 FC	4695861	True-RMS-AC/DC-stroomtang met iFlex®	703
FLUKE-377 FC/E	5111858	Fluke 377 FC True-RMS wireless AC/DC-stroomtang met iFlex	688
FLUKE-377/E	5225745	Fluke 377 True-RMS wireless AC/DC-stroomtang met iFlex	740
FLUKE-378 FC/E	5225723	Fluke 378 FC True-RMS wireless AC/DC-stroomtang met iFlex	794
FLUKE-378/E	5225761	Fluke 378 True-RMS wireless AC/DC-stroomtang met iFlex	855
FLUKE-381	3610452	Remote Display True RMS AC/DC Clamp Meter with iFlex	853
FLUKE-393/E	5274939	393 CAT III 1500 V True-RMS-stroomtang met iFlex	797
FLUKE-393FC/E	5274900	393 FC CAT III 1500 V True-RMS-stroomtang met iFlex	797

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-902 FC	4695814	Draadloze True-RMS HVAC-stroomtang	426
FLUKE-I2500-10	3676410	iFlex 2500A stroomtang 10 inch	197
FLUKE-I2500-18	3676405	iFlex 2500A stroomtang 18 inch	197
H3	1608458	Soepele holster geschikt voor Fluke 330 serie	61
PVLEAD1	5301188	MC4 tot 4MM testkabelset, zwart/rood	53,56
PVLEAD3	5301195	MC4 Zonne-energie stroomklem set	86,77
Bench Multimeters			
FVF-SC4	2687335	View Forms Software + kabel (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	View® Forms-software met kabel	246
FVF-UG	1576741	Fluke View Forms upgrade	201
Automotive Meters			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Een compleet automotive-diagnosepakket met een automotive-multimeter	958
Hand Tools			
IB117KEUR	5195045	Fluke 117 multimeter voor elektriciens&starterset met handgereedschap	489
IB117L	5133953	Fluke 117 multimeter voor elektriciens + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	367
IB117M	5133966	Fluke 117 multimeter voor elektriciens&5 geïsoleerde schroevendraaiers	390
IB179K-EGFID	5133994	Fluke 179FC digitale True RMS-multimeter&starterset met handgereedscha	612
IB179L-EGFID	5133975	Fluke 179 digitale True-RMS-multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	489
IB179M-EGFID	5133982	Fluke 179 digitale True-RMS-multimeter&5 geïsoleerde schroevendraaiers	513
IB376KEUR	5195061	Fluke 376 FC stroomtang + starterset met geïsoleerd handgereedschap	819
IB376L	5134134	Fluke 376 FC stroomtang + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	710
IB376M	5134141	Fluke 376 FC stroomtang + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	734
IB875KEUR	5195050	Fluke 87V industriële multimeter&starterset met handgereedschap	795
IB875L	5134096	Fluke 87V industriële multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	672
IB875M	5134107	Fluke 87V industriële multimeter&5 geïsoleerde schroevendraaiers	696
IBT6KEUR	5195077	T6-1000 elektrische tester + starterset met handgereedschap	489
IKPK7	5067392	Fluke professionele rugzak+ starterset met geïsoleerd handgereedschap	471
IKPL3	5067377	Geïsoleerde tangenset van 3 tangen, 1000 V	195
IKSC7	5067345	Set met 7 geïsoleerde schroevendraaiers, 1000 V	155
IKST7	5067389	Set met geïsoleerd handgereedschap: 5 schroevendraaiers en 3 tangen	315
INCP8	5067267	Geïsoleerde Lineman-combinatietang, 8 inch, 200 mm, 1000 V	65
INDC8	5067244	Geïsoleerde zijknijptang met grote hefboomwerking, 200 mm, 1000 V	78
INLP8	5067232	Geïsoleerde punttang met zijsnijrand, 8 inch, 200 mm, 1000 V	72
INPP10	5067259	Snel afstelbare geïsoleerde pomptang, 10 inch, 250 mm, 1000 V	92
IPHS1	5067306	Nr.1 Philips-schroevendraaier.Gecertificeerd voor 1000 V AC&1500 V DC.	24
IPHS2	5067314	Nr.2 Philips-schroevendraaier.Gecertificeerd voor 1000 V AC&1500 V DC.	30
ISLS3	5067271	Geïsoleerde sleufschroevendraaier 3/32x3 inch, 2,5 mm x 75 mm, 1000 V	21
ISLS5	5067280	Geïsoleerde sleufschroevendraaier 5/32x4 inch, 4 mm x 100 mm, 1000 V	21
ISLS8	5067298	125mm-schroevendraaier met 6mm-sleufblad	30
ISQS1	5067323	Geïsoleerde vierkante schroevendraaier nr. 1, 4 inch, 100 mm, 1000 V	29
ISQS2	5067338	Geïsoleerde vierkante schroevendraaier nr. 2, 5 inch, 125 mm, 1000 V	29
RUP8	5081598	Oprolbare gereedschapstas	26
Electrical Testers			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Spanningzoeker 90V-1000V AC set van 5	157
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Spanningzoeker 200V-1000V set van 5	157
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	VoltAlert™-spanningzoeker	41
FLK2AC/90-1000V	3807928	Wisselspanningzoeker 90-1000V, ENG, C. FRN, SPN	41

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Wisselspanningzoeker 90-1000V, SET VAN 5, ENG, C. FRN, SPN	145
FLUKE-1000FLT	4472387	Lampentester	321
FLUKE-1AC-A1-II	2432932	Spanningszoeker 90V-1000V AC	41
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	Spanningzoeker 200V-1000V	41
FLUKE-2042	2435038	Kabelzoeker (Transmitter + Receiver)	1098
FLUKE-2042T	2435045	Reserve/extra transmitter	571
FLUKE-9040EUR	4014969	Faserrotatie-indicator	292
FLUKE-9062	2435077	Motor-en faserrotatie indicator	268
FLUKE-T110	4016950	Spannings- en doorbeltester met schakelbare belasting	110
FLUKE-T130	4016961	Spannings- en doorbeltester met verlichte LCD-uitlezing	166
FLUKE-T150	4016977	Spannings en doorbeltester, verlichte LCD-uitlezing, weerstandsmeting	191
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke-T150 +PRV240 Proving Unit Kit	379
FLUKE-T90	4016945	Basis-spannings- en doorbeltester	78
FTL-660	2280204	Afgezekerde meetsnoerenset	90
H5	649365	Holster voor elektrische tester	50
H-T6	4910585	Riemholster	50
LVD1A	4571403	Contactloze wisselspanningzoeker en LED-zaklamp	49
LVD2	2740300	Spanningsdetector - 90V tot 600V AC met 2 gevoeligheids.	56
PRV240	4566209	Test unit kit	226
PRV240FS	4910310	Testeenheid	216
T5-1000 EUR1	659570	Elektrische tester tot 1000V AC/DC - 100A AC	249
T5-600 EUR1	659612	Elektrische tester tot 600V AC/DC - 100A AC	223
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit met infraroodthermometer, elektrische tester en spanningszoeker	362
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Kit bestaande uit T5-1000/H5 en gratis Fluke 1AC	278
T6-1000/EU	4910257	Elektrische tester	368
T6-1000PRO/EU	5134758	Fluke T6-1000 PRO elektrische tester	378
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	20% korting op Fluke T6-600 kit: 62MAX+, 1AC, C60	419
T6-600/EU	4910322	Elektrische tester	288
TL1500DC	5313782	Fluke TL1500DC geïsoleerde meetsnoeren	40
Laser Levels			
3 point lasers			
PLS 3G KIT	5009378	3-punts laserwaterpas met groene punten, set	342
PLS 3G Z	5009369	3-punts laserwaterpas met groene punten	286
PLS 3R KIT	5009357	3-punts laserwaterpas met rode punten, set	289
PLS 3R Z	5009340	3-punts laserwaterpas met rode punten	230
5 point lasers			
PLS 5G KIT	5009414	5-punts laserwaterpas met groene punten, set	459
PLS 5G Z	5009406	5-punts laserwaterpas met groene punten	405
PLS 5R KIT	5009391	5-punts laserwaterpas met rode punten, set	397
PLS 5R Z	5009384	5-punts laserwaterpas met rode punten	355
Cross line and point lasers			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Set met kruislijn- en puntlaser met groene lijn	667
PLS 6G RBP SYS	5116079	Kruislijn- en puntlaserwaterpassysteem met groene lijn	800
PLS 6G Z	5009461	Enkele kruislijn- en puntlaserwaterpas met groene lijn	546
PLS 6R RBP KIT	5195802	Set met kruislijn- en puntlaser met rode lijn	533
PLS 6R RBP SYS	5195833	Kruislijn- en puntlaserwaterpassysteem met rode lijn	667
PLS 6R Z	5009423	Enkele kruislijn- en puntlaserwaterpas met rode lijn	420

Model	Article Nr.	Description	EUR
Cross line lasers			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Cross Line Green Laser Kit	465
PLS 180G RBP SYS	5116093	Kruislijn laserwaterpassysteem met groene lijn	533
PLS 180G Z	5017287	Enkele kruislijn laserwaterpas met groene lijn	402
PLS 180R RBP KIT	5195840	Cross Line Red Laser Kit	373
PLS 180R RBP SYS	5195857	Kruislijn laserwaterpassysteem met rode lijn	465
PLS 180R Z	5017279	Enkele kruislijn laserwaterpas met rode lijn	313
3x360 Lasers			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Red three-plane laser, Bare Tool	353
PLS 3X360R KIT	5114127	Red three-plane laser, Kit	565
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Green three-plane laser, Bare Tool	439
PLS 3X360G KIT	5114153	Green three-plane laser, Kit	620
PLS HGI3X360R	5204916	PLS Housing Glass Insert for PLS 3X360R	31
PLS HGI3X360G	5214800	PLS Housing Glass Insert for PLS 3X360G	31
PLS 3X360 MLB	5214817	Magnetic L-Bracket w/ Micro and Elevation Adjustment	59
PLS 3X360 CB	5214821	Ceiling Bracket used w/ PLS 3X360MLB	32
PLS 3X360 HC	5221067	PLS 3X360 Blow Mold Hard Case	24
Rotary lasers			
Horizontal rotary lasers			
PLS H2 KIT	5022496	Roterende laserset met rode lijn, statief en nivelleerstaaf	1469
PLS H2 Z	5022470	Enkele roterende laserwaterpas met rode lijn	807
Manual slope rotary lasers			
PLS HV2G KIT	5022520	Roterende laserset met groene lijn	1960
PLS HV2G Z	5022535	Enkele roterende laserwaterpas met groene lijn	1216
PLS HV2R KIT	5022558	Roterende laserset met rode lijn, statief en nivelleerstaaf	1806
PLS HV2R Z	5022501	Enkele roterende laserwaterpas met rode lijn	1049
Accessories lasers			
PLS BC20	5022618	Oplaadsnoer voor PLS RBP10	47
PLS BP5	5031952	BP5 alkalinebatterijset	56
PLS C18	4985124	Gereedschapskoffer voor laserwaterpassen	109
PLS FS	5031929	Vloerstandaard voor PLS 3, 5, 6	20
PLS GR16	5022652	Meetstok met Amerikaanse en metrische maatverdeling	65
PLS GRT4	5022634	Magnetisch reflecterend doel voor groene lijnen	17
PLS MLB	5031934	Magnetische L-steun, PLS 3, 5, 6, 180	58
PLS RBC5	5031965	Laadsnoer met adapters voor RBP5 li-ion-batterij	17
PLS RBP10	5022607	Oplaadbare batterij voor H2, HV2	96
PLS RBP5	5023322	Li-ion-batterij voor PLS handheld lasers met laadsnoer en adapters	85
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Enkele set RBP5 li-ionbatterij voor PLS-lijn- en puntlasers	72
PLS RC2	5022564	Afstandsbediening voor roterende laserwaterpassen	80
PLS RRT4	5022629	Magnetisch reflecterend doel voor rode lijnen	17
PLS WCB10	5022641	Wand- en plafondsteun voor roterende lasers	122
PLS XLD	5037696	Roterende laserdetector met klem	270
PLS XLD CLAMP	5037709	Klem voor roterende detector	47
PLS-HGI180G	5067797	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 180G	32
PLS-HGI180R	5042463	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 180R	32
PLS-HGI3G	5067760	Vervanging vensterglas PLS 3G	32
PLS-HGI3R	5042439	Vervanging vensterglas PLS 3R	32

Model	Article Nr.	Description	EUR
PLS-HGI5G	5067772	Vervanging vensterglas PLS 5G	32
PLS-HGI5R	5042442	Vervanging vensterglas PLS 5R	32
PLS-HGI6G	5067785	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 6G	32
PLS-HGI6R	5042456	Vervanging vensterglas, alleen voor de PLS 6R	32
Distance Meters			
FLUKE-417D	5099292	Laserafstandsmeter	134
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Set van 417D Laserafstandsmeter en 62Max+ Infraroodthermometer	235
FLUKE-424D	4106866	Laserafstandsmeter met een maximaal bereik van 100 meter	526
Battery Analyzers			
Battery Analyzers			
FLUKE-BT510	4489970	Basis batterij analyzer	3982
FLUKE-BT520	4489981	Batterij analyzer	5060
FLUKE-BT520ANG	5104752	Batterijanalyser met haakse testprobes	6153
FLUKE-BT521	4489996	Geavanceerde batterij analyzer	5545
FLUKE-BT521ANG	5104765	Geavanceerde batterijanalyser met haakse meetprobe	6707
Battery Analyzer Accessories			
BC500	4542299	Wisselstroomoplader	181
BP500	4542300	Lithium-ionbatterij 3000 mAh	150
BT500-PROBE-TIP	4561297	Probetip	181
BTL10	4542264	Meetsnoeren voor basisbatterijanalyser	483
BTL20	4542273	Interactieve meetprobe voor batterijanalyser	743
BTL20ANG	4969588	Interactieve meetprobe met haakse tip voor batterijanalyser	984
BTL21	4542286	Meetprobe voor batterijanalyser met temperatuursensor	927
BTL-A	4542258	Spannings-/stroomsterkte-probeadapter	59
I410	617727	AC/DC-stroomtang meet tot 400A	381
Insulation Testers			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Geavanceerde stroomzoekkit voor elektrische installaties	1284
FLUKE-1503	2427883	Isolatie tester - testspanning van 500V-1000V	562
FLUKE-1507	2427890	Isolatie tester - testspanning van 50V-100V-250V-500V-1000V	699
FLUKE-1550C	3665021	Digitale isolatieweerstandstester tot max 5KV	5762
FLUKE-1550C FC	4977402	5KV isolatieweerstandstester met IR3000 FC connector	5762
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Isolatie testerset 5kV met IR3000 FC connector	6352
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Isolatie testerset 5kV met een extra Fluke Connect-infraroodconnector	6352
FLUKE-1555	3665056	Digitale isolatieweerstandstester tot 10 kV	6352
FLUKE-1555 FC	4977519	10KV isolatieweerstandstester met IR3000 FC connector	6352
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Isolatie testerset 10kV met IR3000 FC connector	6938
FLUKE-1555/KIT	3665111	Isolatie testerset 10kV met een extra Fluke Connect-infraroodconnector	6938
FLUKE-1577	2157280	Isolatiemultimeter	886
FLUKE-1587 FC	4691215	Isolatiemultimeter	1069
FLUKE-1587 T	2517605	Isolatiemultimeter (Telecom)	992
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	Kit van Fluke 1587FC digitale isolatiemultimeter met i400 AC stroomtang	1140
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Kit van Fluke 1587FC+Fluke9040 draaiveldmeter+i400 AC stroomtang	1424
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Connector, 1550 infrarood, FC	315
FVF-BASIC	2396957	View Forms Basic software + IR USB-kabel (189,287/9,789,1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Fluke View Forms-software met kabel	374
IR189USB	2428108	USB-kabeladapter	72

Model	Article Nr.	Description	EUR
Installation Testers			
1662 SCH FTT KIT	5317706	FLUKE 1662 SCH KIT, INSTALLATIETESTER + TRUTEST ADV	1539
1663 SCH FTT KIT	5317745	FLUKE 1663 SCH KIT, INSTALLATIETESTER + TRUTEST ADV	1988
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH INSTALLATIETESTER SCHUKO + TRUTEST ADV.	2361
1664FC SCH/T6PRO	5318272	Fluke 1664FC installatietester met T6-1000 PRO elektrische tester	1982
1D-NEN-TRN-VOUCH	5339632	1-DAG-INST/NEN 1010 TRAINING VOUCHER VOOR 1 PERSOON	449
3D-NEN-TRN-VOUCH	5339644	3-DAAGSE-NEN 1010 TRAINING VOUCHER VOOR 1 PERSOON	1347
ES165X	2104706	Aardingspennen-test set	227
FLK-1662 SCH	4546944	Multifunctionele installatietester	1255
FLK-1663 SCH	4546980	Multifunctionele installatietester	1713
FLK-1664FC SCH	4547054	Multifunctionele installatietester	2133
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Test snoeren voor 1660 serie	79
FLK-FEV300/KIT SCH	5363614	TESTADAPTER EV OPLADEN MET TYPE 2 STEKKER & 1664FC SCH	2800
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Lite - 10 werkstations	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced - 10 werkstations	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced - 5 werkstations	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest-software - cd (excl. licentiecode)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Lite - 5 werkstations	1233
FVF-SC2	1576734	Fluke View Forms-software met kabel	374
IR189USB	2428108	USB-kabeladapter	72
TL165X	2107756	Standaard meetsnoeren set	171
TP165X	2107742	Testprobe met testknoop	123
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	56
eMobility testers			
FLK-FEV300/TY2	5347987	TESTADAPTER EV OPLADEN MET TYPE 2 STEKKER, INTL	959
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	TESTADAPTER EV OPLADEN MET TYPE 1 & 2 STEKKER, INTL	1099
FLK-FEV300/BASIC	5348008	TESTADAPTER EV OPLADEN, INTL	600
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	STEKKER TYPE 2 VOOR TESTADAPTER EV OPLADEN, INTL	370
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	TYPE 1 STEKKER VOOR TESTADAPTER EV OPLADEN, INTL	380
Solar Testers			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Fluke SMFT-1000/KIT Multifunctionele PV-analyzerset	5499
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Fluke SMFT-1000/PRO Multifunctionele PV-analyzerset	5999
FLK-IRR1-SOL	5218288	Zonnestralingmeter	408
Portable Appliance Testers			
6500-2 NL FTT KIT 2	5317684	6500-2 NL KIT 2, DRAAGBARE-APPARATENTESTER, SET, NL incl. TRUTEST ADV	2683
APP1000	1992611	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	183
APP2000	1992627	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	183
APP3000	1992630	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	183
APP4000	1992648	Nummerlabels met streepjescode voor apparaten	183
AUTO 200B-02	2141239	Auto Code Labels	63
BDST3	2796907	Kabelbinder	56
BDST4	2796918	Klipbevestiging	56
EXTL100-02	2389684	Adapter voor meetsnoerverlengset	25
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Lite - 10 werkstations	2466

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced - 10 werkstations	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Advanced - 5 werkstations	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest-software - cd (excl. licentiecode)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Softwarelicentiecode voor Fluke TruTest - Lite - 5 werkstations	1233
FLUKE-6200-2 NL	4325052	Draagbare apparatentester	1267
FLUKE-6500-2 NL	4325065	Draagbare apparatentester	2072
PASS 560R-05	2141217	Pass-labels voor apparaten	112
SP6000 PRINTER	4325128	Printer voor Apparatentesters	846
SPSCAN6000	4325143	Scanner voor Apparatentesters	534
Earth Ground Testers			
C1620	4359042	Draagtas	285
CABLE REEL 25M BL	4343731	Aarde-kabelhaspel, 25M draad, blauw	93
CABLE REEL 25M GR	4343746	Aarde-kabelhaspel, 25M draad, groen	93
CABLE REEL 50M RD	4343754	Aarde-kabelhaspel, 50M draad, rood	104
EARTH STAKE	4325492	Geo-aardetester, aardepaal (voor Fluke 1653-2)	93
EI-1623	2577115	Stakeless Clamp Set For 1623, Consists of EI-162X and EI-162AC	991
EI-1625	2577126	Stakeless Clamp Set, With EI-162X, EI-162AC and 2-3 Wire Cable	1185
EI-162BN	2577159	12.7 Inch (320mm) split core transformer	2970
ES-162P3-2	4359377	3-polige elektrodekit ES-162P3-2	356
ES-162P4-2	4359389	4-polige elektrodekit ES-162P4-2	518
FLUKE-1623-2	4325155	Aardverspreidingsweerstandsmeter	2005
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Aardverspreidingsweerstandsmeter kit incl. aardpen/kabel, stroomtang	3416
FLUKE-1625-2	4325162	Aardverspreidingsweerstandsmeter	3341
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Aardverspreidingsweerstandsmeter kit incl. aardpen/kabel, stroomtang	4903
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Wireless stroomtang-aardingstester	2037
Indoor Air Quality Tools			
FLUKE-922	2679822	Airflowmeter/micromanometer	964
FLUKE-922/KIT	2679831	Airflowmeter/set	1123
FLUKE-971	2418208	Temperatuur-vochtigheidsmeter	385
FLUKE-985	4131397	Deeltjesteller	6328
FLUKE-CO-205	664714	Aspiratorset	270
FLUKE-CO-220	664711	Koolmonoxidemeter	801
PT12	2740212	Pitot Tube voor Fluke 922	176
RLD2	3387163	HVAC/R-zaklamp	79
Digital Thermometers			
80PR-60	2148313	Thermokoppel	110
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Combinatieset stroomtang, IR thermometer en VoltAlert-spanningszoeker	347
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Combinatieset voor technici	431
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Digitale thermometer - 1 kanaal	452
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Digitale thermometer - 2 kanalen	572
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Digitale thermometer 50 Hz met 1-kanaalsingang	650
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Single input thermometer inclusief dataloggen	650
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Digitale thermometer 50 Hz met 2 kanaalsingang	798
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Thermometer dual input 60 Hz inclusief dataloggen	798
FLUKE-561	2558118	Infrarood thermometer instelbare emissiviteit	210

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-566	2837799	Infrarood thermometer van -40°C tot +650°C	586
FLUKE-568	2837806	Infrarood thermometer van -40°C tot +800°C	732
FLUKE-568EX	4321662	Intrinsiek veilige infraroodthermometer	1811
FLUKE-572-2	4328074	Handheld infrarood thermometer voor hoge temperaturen	866
FLUKE-62 MAX	4130474	1 laser punt infrarood thermometer	128
FLUKE-62 MAX +	4130488	2 laser punt infrarood thermometer	148
FLUKE-64 MAX	4856105	Multifunction Ir Thermometer 20:1 D:S	189
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit met infraroodthermometer, elektrische tester en spanningszoeker	362
Industrial Imaging			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	518
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	3,8 mm scope met videoscope-probe van 1 m	899
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5,5 MM, BOROSCOOP-SONDE- 0,7 M SCOOP MET DRAAIBARE SONDE	1699
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	5,5 mm scope met videoscope-probe van 1 m	649
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	8,5 mm scope met videoscope-probe van 1,2 m	510
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	8,5 mm scope met videoscope-probe van 3 m	761
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	9 mm scope met videoscope-probe van 20 m met haspel	2534
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Optionele draagriem voor de Fluke videoscopen DS701 en DS703 FC	64
FLK-DS703 FC	4962665	Hoge Resolutie Inspectie Videoscope met Fluke Connect™	2999
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Sonic Industrial Imager	20417
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMA	91
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	38
FLK-II910	5233904	ii910 Precision Acoustic Imager	23905
Thermal Imagers			
Handheld thermal cameras			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Fluke PTi120 pocket-warmtebeeldcamera; 120x90; 9HZ; 400C	888
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ warmtebeeldcamera; 120x90; 9HZ	1501
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+ MAX warmtebeeldcamera; 120x90; 9HZ	1732
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Fluke TiS55+ warmtebeeldcamera 27HZ	2861
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Fluke TiS55+ warmtebeeldcamera 9HZ	2861
High resolution thermal cameras			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Thermal Imager	12859
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Warmtebeeldcamera; 320x240; 9HZ	12859
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60 infraroodcamera 30Hz	3812
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60 infraroodcamera 9Hz	3812
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Fluke TiS75+ warmtebeeldcamera 27HZ	4769
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Fluke TiS75+ warmtebeeldcamera 9HZ	4769
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Warmtebeeldcamera; 640X480; 60 HZ, SR	17327
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Warmtebeeldcamera; 640X480; 9 HZ, SR	16175
High definition mounted thermal cameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Infrarood-groothoeklenz	1384
FLK-2X- LENS	4961163	Slimme 2x infraroodteleens	2768
FLK-4X-LENS	4961188	Slimme 4x-infraroodteleens	6200
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Warmtebeeldcamera Fluke RSE300 met bevestigingssysteem	13529
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Warmtebeeldcamera Fluke RSE300 met bevestigingssysteem	13529

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Warmtebeeldcamera Fluke RSE600 met bevestigingssysteem	19225
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Warmtebeeldcamera Fluke RSE600 met bevestigingssysteem	19225
FLK-RSE-MB	4961344	Bevestigingssteun voor Fluke-warmtebeeldcamera	169
FLK-RSE-ST	4973844	Montagestandaard voor warmtebeeldcamera	183
Thermal Imagers Accessories (general)			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Slimme 25 micron macro-infraroodlens	5751
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Slimme 4x-infraroodtelelens	7954
FLK-LENS/TELE2	4335350	Slimme 2x infraroodtelelens	1752
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Slimme infrarood-groothoeklens	1752
FLK-MACRO-LENS	4961195	Macro-infraroodlens	4155
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth-headset voor TI400/TI300/TI200, TIX520, TIX560	105
FLK-TI-SBC3B	4354922	Oplaadstation	261
FLK-TI-SBP3	3440365	Extra batterijset	202
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Statief 2	130
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Statief-montagehulpstuk	130
FLK-TI-VISOR2	3996500	Zonnekap voor infraroodcamera 2	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Ti-zonnekap 3	105
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Lens zonnekap	21
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Instelbare handband (TiX5XX-serie)	21
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI video kabel	25
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Instelbare nekband (TiX5XX-serie)	41
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Extra batterijset	169
TI20-RBP	2577796	Oplaadbaar batterij-set (Ti20)	235
TI-CAR CHARGER	3039779	Autolader voor infraroodcamera's	169
Thermal Imagers IR-Windows			
FLK-050-CLKT	3460346	Venster voor buiten- en binnentoepassingen	229
FLK-075-CLKT	3460387	Venster voor buiten- en binnentoepassingen	313
FLK-100-CLKT	3460439	Venster voor buiten- en binnentoepassingen	420
FLUKE-CV200	4326955	ClirVu®-infraroodvenster van 50 mm (2 inch)	297
FLUKE-CV300	4326962	ClirVu®-infraroodvenster van 75 mm (3 inch)	406
FLUKE-CV301	4338164	ClirVu®-infraroodvenster van 75 mm (3 inch)	435
FLUKE-CV400	4326996	ClirVu®-infraroodvenster van 95 mm (4 inch)	569
FLUKE-CV401	4338173	ClirVu®-infraroodvenster van 95 mm (4 inch)	569
ScopeMeters			
Industrial ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industriële ScopeMeter 20MHZ, EU	2120
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industriële ScopeMeter 20MHZ, EU incl SCC-kit	2685
FLUKE-124B/EU	4755731	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU	2544
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU incl SCC-kit	3110
FLUKE-125B/EU	4755818	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU	3038
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industriële ScopeMeter 40MHZ, EU incl SCC-kit	3606
190 Series ScopeMeters			
FLUKE-190-062-III	5282331	ScopeMeter 190-062-III-testinstrument	3607
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S-meetinstrument met set	4113
FLUKE-190-102-III	5282368	ScopeMeter 190-102-III-testinstrument	4436
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S-meetinstrument met set	4946
FLUKE-190-104-III	5282393	ScopeMeter 190-104-III-testinstrument	4994

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S-meetinstrument met set	5503
FLUKE-190-202-III	5282439	ScopeMeter 190-202-III-testinstrument	5007
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S-meetinstrument met set	5518
FLUKE-190-204-III	5282463	ScopeMeter 190-204-III-testinstrument	5714
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S-meetinstrument met set	6223
FLUKE-190-502-III	5282495	ScopeMeter 190-502-III-testinstrument	6167
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S-meetinstrument met set	6678
FLUKE-190-504-III	5282513	ScopeMeter 190-504-III-testinstrument	6393
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S-meetinstrument met set	6903
Motor Drive Analyzers			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	MDA-550 Motor Drive Analyzer	8169
SB-500	5011046	Set van 3 vervangende borstels	356
SVS-500	5011031	Set van 3 borstels, meetprobehouders, tweedelig verlengstang	473
ScopeMeter Accessories			
AC120	646163	Set krokodillenklemmen voor de 120-serie	65
AS400	3894880	Verlengset voor probes 1	153
BB120	646171	Afgeschermd banaanstekker naar female BNC-adapter	71
BC190/830	4821057	Fluke BC190/830 Universele netvoedingsadapter	257
BHT190	3379374	Breakout-adapters voor industriële busverbindingen	500
BP120MH	2544081	NiMH-batterij voor de Fluke 120-serie, Fluke 43 en 43B	139
BP190	677390	Oplaadbare NiMH-batterij	281
BP290	4025762	Batterijset voor 190-serie II	332
BP291	3894688	Li-ion-batterij met hoge capaciteit voor Fluke 190 serieII	466
C120B	4744391	Draagtas voor Fluke 120B-serie	192
C125	646858	Metertas	71
C190	677401	Draagkoffer	358
C195	677408	Draagtas	330
C290	3894803	Beschermkoffer voor Fluke 190-serie II	299
CS20MA	677393	Stroomshunt	137
CXT293	5292356	ROBUUSTE BESCHERMENDE DRAAGKOFFER, 190-III-SERIE	267
EBC290	3894906	Externe batterijlader voor BP290 en BP291	148
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	SOFTWARE, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC-SOFTWAREPAKKET	315
HC120	646668	Haakklemmen (set van 2: rood, grijs)	81
HC200	2086410	Haakklemmenset, 2 rode, 2 grijze	57
HH290	3894844	Ophanghaak voor ScopeMeter 190-serie II	106
MA190	1567481	Medische accessoire-kit (190-serie)	632
OC4USB	2166266	USB-interfacekabel	226
PM8907/830	4328690	Netspanningsadapter/Batterijlader	257
PM9080/101	1641983	Interface-adapter / kabel (RS232)	377
PM9081/001	916093	Adapter van dubbele banaanstekker (male) naar female BNC	72
PM9082/001	916163	Dubbele banaanbus (female) naar male BNC-adapter	72
PM9091/001	935598	Set BNC-coaxkabels (3 x 1,5 m) van 50 ohm	169
PM9092/001	935601	Coaxiale BNC-kabels (0,5 m)	148
PM9093/001	935593	Male BNC- naar dubbele female BNC-adapter	99
RS120-III	4023947	Set vervangende accessoires voor STL120-III en VPS40-III	153
RS400	3894867	Probe-accessoire-vervangingsset (PS410-serie)	122
RS500	4025886	Vervangingsset voor probe-accessoires	220

Model	Article Nr.	Description	EUR
SCC 198	2100208	Automotive-probleemoplossingskit voor ScopeMeter 190x	1267
SCC120B	4744423	Accessoireset voor 120B-serie	706
SCC190EFG	671826	Draagkoffer,FlukeView-software en optisch geïsoleerde USB-kabel	908
SCC290	3894826	View software en draagkoffer voor 190-serie II	553
SCC293	5292363	SOFTWARE, CXT293-DRAAGKOFFER EN WIFI-CONNECTIVITEITSKIT, 190-III-SERIE	553
SCC298	4138312	Automotive troubleshooting Kit 190-Series-II	1346
SP120B	4744414	Schermbewerker voor 120B-serie	63
STL120-III	4023901	Set met afgeschermd meet snoeren	269
STL120-IV	4744340	Set met afgeschermd meetkabels voor de 120-serie, 600V CAT IV	225
STL90	201233	Set afgeschermd meet snoeren	352
SW90W	3894923	FlukeView ScopeMeter-software	503
TAS90	614187	Accessoireset voor afgeschermd meet snoeren	99
TRM50	4025864	Coaxiale doorvoer-BNC-male-naar-BNC-female kabelafsluiter	264
UA120	4744384	USB-aansluitingadapter	63
VPS101	3086317	Spanningsmeetprobeset, 1:1, één zwart	306
VPS210-G	3086247	Spanningsmeetprobeset, 200 MHz, één grijs	306
VPS210-R	3086235	Spanningsmeetprobeset, 200 MHz, één rood	306
VPS212-G	3086286	Spanningsmeetprobeset, 10:1, één grijs	306
VPS212-R	3086273	Spanningsmeetprobeset, 10:1, één rood	306
VPS220-G	3086300	Spanningsmeetprobeset, 100:1, één grijs	306
VPS220-R	3086299	Spanningsmeetprobeset, 100:1, één rood	306
VPS40-III	4023920	Spanningsmeetprobe, 10:1, met geïsoleerde 4 mm-meetpen	178
VPS41	4744378	Spanningsmeetprobeset 40 MHz 600V CAT IV	220
VPS410-II-B	4276937	ScopeMeter industriële spanningsmeetprobeset, blauw, 10:1	290
VPS410-II-G	4276943	ScopeMeter industriële spanningsmeetprobeset, grijs, 10:1	290
VPS410-II-R	4276928	Industriële spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 rood	290
VPS410-II-V	4276955	Industriële spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 groen	290
VPS421-G	5014273	VPS421-G,VOLT. PROBE SET GREY-BLK 4MM 150 MHZ 100:1 2000V-1000V CAT II	341
VPS421-R	5014264	VPS421-R,VOLT. PROBE SET RED-BLK 4MM 150 MHZ 100:1 2000V-1000V CAT III	341
VPS510-B	4025796	Spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 blauw	290
VPS510-G	4025801	Spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 grijs	290
VPS510-R	4025781	Spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 Rood	290
VPS510-V	4025812	Spanningsmeetprobe-set 500 MHz 10:1 groen	290
Power Quality Tools			
1742-6/UPGRADE	4920964	1742 to 1746 Upgrade	2435
1742-8/UPGRADE	4920973	1742 to 1748 Upgrade	4500
1746-8/UPGRADE	4920986	1746 to 1748 Upgrade	2435
C437-II	4116743	Harde koffer voor 430-serie II met rollers	707
FLUKE-1732/B	4706566	Energie logger basisversie	2996
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energie logger EU en VS versie met stroomtangen	3341
FLUKE-1734/B	4706582	Energie logger basisversie	3405
FLUKE-1734/EUS	4706594	Wireless energie logger EU/VS versie met stroomtangen	3744
FLUKE-1736/B	4563561	Draagbare driefase Power Logger (exclusief stroomtangen)	5286
FLUKE-1736/EUS	4534519	Driefase Power Logger, EU/US versie	5300

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-1738/B	4588378	Draagbare Power Logger (excl stroomtangen)	5447
FLUKE-1738/EUS	4563577	Draagbare geavanceerde driefase Power Logger versie EU/US	6123
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Power Quality Logger with 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	4644
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Power Quality Logger with 60 cm 3,000A iflex, EUS version	4644
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Power Quality Logger without iFlex, EUS version	4247
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Power Quality Logger with 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	6379
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Power Quality Logger with 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	6379
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Power Quality Logger without iFlex, EUS version	5973
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Power Quality Logger with 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	7988
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Power Quality Logger with 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	7988
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Power Quality Logger without iFlex, EUS version	7610
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Driefase Power Quality Recorder, Topas, Basic	15437
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Driefase Power Quality Recorder, Topas	23601
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Driefase Power Quality Recorder, Topas	21155
FLUKE-1773	5117269	Fluke 1773 Power Quality Analyzer	6585
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773/Basic Power Quality Analyzer (geen probes)	5869
FLUKE-1775	5117278	Fluke 1775 Power Quality Analyzer	8664
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775/Basic Power Quality Analyzer (geen probes)	7913
FLUKE-1777	5126630	Fluke 1777 Power Quality Analyzer	10975
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777/Basic Power Quality Analyzer (geen probes)	10184
FLUKE-430-II/MA	4779032	Motor Analyzer Upgrade Kit	2897
FLUKE-VR1710	3030923	Voltage Quality Recorder	1221
Power Quality Tools Accessories			
177X BATT W/HOUSING	5272862	177X LI-ION-BATTERY	112
17XX CABLE MARKER	5312406	Fluke-17XX KABELMARKERINGSSET	122
3140R	2650136	Stroomtransformator met klipbevestiging 2A-400A (Fluke 1750)	560
3210-PR-TF-II	4531769	Flexible stroomtang 61cm, 1000A	869
3310-PR-TF-II	4531778	Flexibele stroomtang 61cm, 5000A	1160
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	121
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	169
ANTENNA CABLE	5263915	ANTENNEKABEL, 5 M	491
BC430/830	4821069	BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES	199
BP120MH	2544081	NiMH-batterij voor de Fluke 120-serie, Fluke 43 en 43B	139
BP1730-BATTERY	4389436	Li-Ion batterij-set 3,7V 2500mAh (1730)	55
C1777	5307460	C1777 DRAAGKOFFER	800
C177X/6000	5307472	C177X DRAAGTAS	328
C17XX	4637381	Draagtas voor Fluke 1736 en 1738	162
CS1750/1760	2673962	Draagtas (Fluke 1750/1760)	357
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Democase	2718
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	UPGRADE KIT voor 1736 naar 1738	837
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Hanger Kit	86
FLK-WIFI/BLE	4591273	WiFi/BLE Adapter	197
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	AUX-ingangskabel	41
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Draagriemset	78
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS Receiver Antenna	463

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-1750/CASE	2650124	Harde koffer (Fluke 1750)	769
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Power Analyze - extra SEAT-LICENTIE	1227
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Power Analyze - extra SITE-LICENTIE	6139
FLUKE-17XX AUX	4717827	Ingangsadapter	187
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL, TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	49
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M, BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	37
FLUKE-I400S-EL	4974743	Stroomtransformator met klipbevestiging	330
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	Stroomtransformator met klipbevestiging, set van 3	878
FLUKE-PQ400	4920947	Elektrisch meetvenster met 4 x male-male kabel van 2 m	2301
FLUKE-PQ400/B	5075807	Meetvenster zonder kabels, kabelbinders of markeringen.	1816
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Kabelmarkeerset 3P+N+PE	13
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-PH Fluke 1735 & 1745 flexibele stroomtang-set	2238
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-PH Fluke 1743/4 flexibele stroomtang-set	2622
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	FS3000A/6000A 4-PH 36-Inch flexibele stroomtang-set	565
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-PH 36-Inch flexibele stroomtang-set	2177
F1P17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	216
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS Tijdsynchronisatiemodule (Fluke 1760)	597
I17XX-BNC-M2F	5076304	4-polige male naar BNC female-kabel 0,1 m (1 stuk)	121
I17XX-BNC-M2M	5076297	4-polige male naar BNC male-kabel 2 m (1 stuk)	121
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	302
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 Pack	719
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 Pack	960
I17XX-FLEX1500	4637328	1500A 12 inch iFlex® stroomtangen	229
I17XX-FLEX1500/24	5171005	I17XX-FLEX1500 24 stroomtang	225
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	1500A 12 inch, 3-pack iFlex® stroomtangen	667
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	1500A 12 inch, 4-pack iFlex® stroomtangen	869
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex® male-male-kabel 2 m (1 stuk)	182
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex® male-male-kabel 2 m (4 stuks)	698
I17XX-FLEX3000	4637343	3000A 24 inch iFlex® stroomtangen	247
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	3000A 24 inch, 3-pack iFlex® stroomtangen	710
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	3000A 24 inch, 4-pack iFlex® stroomtangen	929
I17XX-FLEX3KIP	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	302
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 Pack	719
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 Pack	960
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi Extension Cable, 5m	181
I17XX-FLEX6000	4637362	6000A 36 inch iFlex® stroomtangen	261
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	6000A 36 inch, 3-pack iFlex® stroomtangen	754
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	6000A 36 inch, 4-pack iFlex® stroomtangen	987
I17XX-FLEX6KIP	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	359
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 Pack	838
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 Pack	1077
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	1-fase mini-stroomtangset voor netvoedingskwaliteit	611
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Tang PQ3 3-fase 1A/10A	748
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	I1A/10A Tang PQ4	1060
I20A/200A CLAMP PQ3	3024451	I20A/200A Tang PQ3	748
I20A/200A CLAMP PQ4	3024460	I20A/200A tang PQ4	1060
I400	2277225	AC-stroomtang	230

Model	Article Nr.	Description	EUR
I400S	2277202	AC-stroomtang met een bereik van 40A tot 400A	411
I40S-EL3X	4637396	Stroomtransformator met klipbevestiging	295
I40S-EL3X/3PK	4637409	Stroomtransformator met klipbevestiging, set van 3	826
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Flexibele stroomtang 61cm, 1000A	575
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Flexibele stroomtang 61cm set van 4, 6000A	1748
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12 "(30cm)	590
I430-FLX-TFII-48	4621231	Iflex 6000A probe, 48 "(122cm)	738
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	I5A/50A Tang PQ1	611
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	I5A/50A Tang PQ3	748
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	I5A/50A Tang PQ4	1060
I5S	2508467	AC-stroomtang met een nominaal bereik van 5A	764
I5SPQ3	2457508	5 A AC-stroomtangen, 3-delige set	1833
I5S-PR	3949761	5A stroomtang (1750)	449
IEEE519/REPORT	4589748	Software licensee voor IEEE519 rapportage	724
IP65 ADAPTER SET	4946241	IP65 rated Voltage Connector	302
MBX USB-RS232	2539565	USB naar serie RS232 Adapter	81
MP1-3R/1B	4944790	3 red/1 black Magnet probe for 4 mm banana	129
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magneetsondes voor 4 mm banaanstekker, set van 4	129
OC4USB	2166266	USB-interfacekabel	226
PM9080/101	1641983	Interface-adapter / kabel (RS232)	377
TLS430	2157713	Meetsnoeren en krokodillenklemmen (4 zwarte, 1 groene)	187
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Stroomtransformator met clipbevestiging	611
TPS CLAMP 200/20	2540450	Stroomtransformator met clipbevestiging	611
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Stroomtransformator met clipbevestiging	611
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	638
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	638
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	1250
TPS SHUNT 1A	2540548	Shunt 1 A AC/DC	544
TPS SHUNT 20MA	2540553	TPS Shunt 20MA	544
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	TPS VOLTPROBE 100 V	476
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	TPS VOLTPROBE 10 V	476
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	TPS VOLTPROBE 1 KV	814
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	TPS VOLTPROBE 400 V	476
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	TPS VOLTPROBE 600 V	476
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	Dolphin Clip, Rood	56
VL1735/45	3276205	Banaanstekker 4-fasen spanningsmeetset	341
WI-FI/BLE MODULE	5280639	WI-FI/BLE-MODULE FLUKE-177X	147

Power Analyzers
Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7954
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10603
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13680
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	15199
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	16364
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17849
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	19440
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	21384

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	21384
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	24036
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	27160
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	3 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	29770
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	22180
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	25333
Norma 5000			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	26813
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	29424
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	32903
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	31337
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	25073
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	27683
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	31162
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	29598
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	26986
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	30294
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	32898
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	36388
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	38300
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	34820
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	32208
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	29770
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	36577
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	37109
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	38476
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	49479
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	53012
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	57796
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	54312
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	FLUKE-N5K 6PP54I,6 PH N5K POWER ANALYZER W/54/IFC2	45766
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	FLUKE-N5K 6PP54IP,6 PH N5K POWER ANALYZER W/54/IFC2 & PI1	49298
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	50488
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	47002
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	52400
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	55882
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	57789
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	54312
Norma 4000/5000 Accessories			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	295
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	287
NORMA 32A CABLES	3024689	Cables for 32A planar shunt	306
NORMA 32A SHUNT	3024677	32A planar shunt	1209
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	LG Shunt Cables for High Current Shunts	409
NORMA STAR POINT	3024704	External accessory box	1209
Vibration Testers			
810PA	3986002	AC Power Adapter met Internationale Plug Set	118

Model	Article Nr.	Description	EUR
810QDC	3530837	Kabel voor snelle ont koppeling	207
810S	3530828	Sensor	1994
810SMM	3530862	Sensor-magneetbevestiging	291
810SMP	3530855	Sensormontage-pads (10-pak)	41
FLUKE-805 FC	4489229	Trillingsmeter	2509
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Fluke 805FC trillingsmeter en 805ES externe trillingssensor	3419
FLUKE-805/ES	4636786	Externe trillingssensor voor FLUKE 805	1461
FLUKE-810	3542635	Trillingsmeter	13084
FLUKE-820-2	4550041	Led-stroboscoop	1282
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Compacte magnetische sensor/prismamontagebeugelset	1160
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Vulplaatjesset voor precisie-uitlijning	1154
FLUKE-831	5346724	Fluke 831 laser-asuitlijningsgereedschap	8211
SBP810	3530843	Slimme-batterijset	373

Process Calibrators
700 Series Process Calibrators

FLK-729 150G	4856983	Automatic Pressure Calibrator (10 Bar)	11587
FLK-729 150G FC	4856894	Automatic Pressure Calibrator, w/FC (10 Bar)	11587
FLK-729 300G	4856976	Automatic Pressure Calibrator (20 Bar)	11587
FLK-729 300G FC	4856882	Automatic Pressure Calibrator, w/FC (20 Bar)	11587
FLK-729 30G	4856990	Automatic Pressure Calibrator (2 Bar)	11587
FLK-729 30G FC	4856907	Automatic Pressure Calibrator , w/FC (2 Bar)	11587
FLK-789/IR3000FC	4604605	Process Meter en FC connector	1500
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	2288
FLUKE-154 INTL	4805625	Hart Calibration Assistant	5225
FLUKE-705	665091	Luskalibrator	1053
FLUKE-707	1617262	Luskalibrator met Quick Click-knop	1209
FLUKE-709	4234350	Precisie-luskalibrator	1228
FLUKE-709H	4234361	Precisie-luskalibrator met HART-communicatie/-diagnose	1930
FLUKE-710	4991049	Luskalibrator voor klepentests met HART	2979
FLUKE-712B/EN	4387857	RTD-temperatuurkalibrator	1559
FLUKE-714B/EN	4387869	TC-temperatuurkalibrator	1559
FLUKE-715	620101	Volt/mA-kalibrator	1756
FLUKE-717 30G	662897	Drukkalibrator -850 mbar tot 2 bar (-12 tot 30 psi)	2064
FLUKE-717 10000G	4058813	Drukkalibrator (690 bar)	2209
FLUKE-717 1000G	2547194	Drukkalibrator (69 bar)	1991
FLUKE-717 100G	1630430	Drukkalibrator -850 mbar tot 7 bar (-12 tot 100 psi)	1991
FLUKE-717 1500G	2547203	Drukkalibrator (103.4 bar)	2209
FLUKE-717 15G	4058808	Drukkalibrator (1 bar)	1991
FLUKE-717 1G	2547166	Drukkalibrator (68.9 mbar)	1991
FLUKE-717 3000G	2547215	Drukkalibrator (207 bar)	2209
FLUKE-717 300G	2547175	Drukkalibrator (20 bar)	1991
FLUKE-717 5000G	2547232	Drukkalibrator (345 bar)	2209
FLUKE-717 500G	2547182	Drukkalibrator(34.7 bar)	1991
FLUKE-718 100US	665080	Drukkalibrator (7 bar)	3750
FLUKE-718 30US	665075	Drukkalibrator (2 bar)	3750
FLUKE-718 1G	2547148	Drukkalibrator (68.9 mbar)	3818
FLUKE-718 300G	2547153	Drukkalibrator(20 bar)	3818

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-718EX 100	2096322	Intrinsiek veilige drukkalinibrator, 100G	4823
FLUKE-718EX 30	2096310	Intrinsiek veilige drukkalinibrator	4823
FLUKE-718EX 300	3023328	Intrinsiek veilige drukkalinibrator (20 bar)	4823
FLUKE-719 100G	3315344	Elektrische drukkalinibrator (7 bar)	4859
FLUKE-719 30G	3315332	Elektrische drukkalinibrator (2 bar)	4859
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektrische drukkalinibrator	4448
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektrische drukkalinibrator	4448
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektrische drukkalinibrator	4448
FLUKE-720URTD	4382695	Universele RTD adapter voor 721, 721Ex en 719PRO	256
FLUKE-721-1601	4353241	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 6,9 bar	2832
FLUKE-721-1603	4353283	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 20 bar	2832
FLUKE-721-1605	4353327	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 34 bar	2832
FLUKE-721-1610	4353366	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 69 bar	2832
FLUKE-721-1615	4353401	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 103 bar	2832
FLUKE-721-1630	4353447	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 200 bar	2832
FLUKE-721-1650	4353486	Drukkalinibrator met twee sensoren, 1,1 bar, 345 bar	2832
FLUKE-721-3601	4353252	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 6,9 bar	2832
FLUKE-721-3603	4353290	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 20 bar	2832
FLUKE-721-3605	4353330	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 34 bar	2832
FLUKE-721-3610	4353375	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 69 bar	2832
FLUKE-721-3615	4353412	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 103 bar	2832
FLUKE-721-3630	4353458	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 200 bar	2832
FLUKE-721-3650	4353499	Drukkalinibrator met twee sensoren, 2,48 bar, 345 bar	2832
FLUKE-721EX-1603	4353309	Drukkalinibrator met twee sensoren, 16, 300 PSIG	3658
FLUKE-721EX-1615	4353420	Drukkalinibrator met twee sensoren, 16, 1500 PSIG	3658
FLUKE-721EX-1630	4353464	Drukkalinibrator met twee sensoren, 16, 3000 PSIG	3658
FLUKE-721EX-3615	4353435	Drukkalinibrator met twee sensoren, 36, 1500 PSIG	3658
FLUKE-721EX-3630	4353473	Drukkalinibrator met twee sensoren, 36, 3000 PSIG	3658
FLUKE-721EX-3650	4353514	Drukkalinibrator met twee sensoren, 36, 5000 PSIG	3658
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperatuurkalinibrator	3200
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunctionele proceskalinibrator	4468
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunctionele precisieproceskalinibrator	5236
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	13462
FLUKE-753	3977641	Documenterende proceskalinibrator	7049
FLUKE-754	3405771	Documenterende proceskalinibrator	8884
FLUKE-771	2646347	mA-processtroomtang	848
FLUKE-772	3362352	mA-stroomtang	1212
FLUKE-773	3362365	mA-processtroomtang	1550
FLUKE-787B	4777186	ProcessMeter™	1416
FLUKE-789/E	3977194	Process Meter met 24V-lusvoeding	1672
Pressure Modules			
700G/TRACK	4123225	Loggingssoftware	633
FLUKE-700G01	4353523	Drukmeter, -10" tot 10" WC (27 mbar)	1077
FLUKE-700G02	4353538	Drukmeter, -30" tot 30" WC (69 mbar)	1077
FLUKE-700G04	4096972	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 15 PSIG	1077
FLUKE-700G05	4097514	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 30 PSIG	1077
FLUKE-700G06	4097538	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 100 PSIG	1077

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-700G07	4097561	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 500 PSIG	1077
FLUKE-700G08	4097592	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 1000 PSIG	1077
FLUKE-700G10	4353654	Drukmeter, 140 bar	1077
FLUKE-700G27	4097545	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 300 PSIG	1077
FLUKE-700G29	4097605	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 3000 PSIG	1077
FLUKE-700G30	4097610	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 5000 PSIG	1077
FLUKE-700G31	4097622	Kalibermeter voor precisiedrukmeter, 10.000 PSIG	1077
FLUKE-700GA27	4353577	Drukmeter, 20 bar absoluut	1077
FLUKE-700GA4	4353545	Drukmeter, 1 bar absoluut	1077
FLUKE-700GA5	4353550	Drukmeter, 2 bar absoluut	1077
FLUKE-700GA6	4353561	Drukmeter, 6,9 bar absoluut	1077
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydraulische testpomp-kit, 0 tot 690 bar	1639
FLUKE-700HTPK2	4623314	Hydraulische testdrukset	2077
FLUKE-700M20TH	4623338	Premium-testslangsets voor transmitters	764
FLUKE-700MTH	4623345	Premium-testslangsets voor transmitters	764
FLUKE-700PCK	100062	Drukkalibratieset	1904
FLUKE-700PTPK	4124364	Pneumatische testpomp-kit, 0 tot 41 bar	1157
FLUKE-700PTPK2	4623306	Pneumatische testdrukset	1469
FLUKE-700RG05	4353589	Drukmeter, referentie, +2 bar	1192
FLUKE-700RG06	4353592	Drukmeter, referentie, 6,9 bar	1192
FLUKE-700RG07	4353605	Drukmeter, referentie, 34 bar	1192
FLUKE-700RG08	4353610	Drukmeter, referentie, 69 bar	1192
FLUKE-700RG29	4353622	Drukmeter, referentie, 200 bar	1192
FLUKE-700RG30	4353631	Drukmeter, referentie, 345 bar	1192
FLUKE-700RG31	4353646	Drukmeter, referentie, 690 bar	1192
FLUKE-700TTH10K	4636393	Premium-testslangsets voor transmitters	907
FLUKE-700TTH5K	4623323	Premium-testslangsets voor transmitters	764
FLUKE-750P00	4352270	Drukmodule (0 - 2.5 mbar)	2286
FLUKE-750P01	4352281	Drukmodule (0 - 25 mbar)	1787
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Pressure Module (0 - 25 Mbar)	3327
FLUKE-750P02	4352750	Drukmodule (0 - 70 mbar)	1787
FLUKE-750P03	4352738	Drukmodule (0 - 350 mbar)	1787
FLUKE-750P04	4352313	Drukmodule (0 - 1 bar)	1787
FLUKE-750P05	4352336	Drukmodule (0 - 2 bar)	1787
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Pressure Module (0 - 2 Bar)	3404
FLUKE-750P06	4352349	Drukmodule (0 - 7 bar)	1787
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Pressure Module (0 - 7 Bar)	3404
FLUKE-750P07	4352360	Drukmodule (0 - 35 bar)	1787
FLUKE-750P08	4352372	Drukmodule (0 - 70 bar)	1787
FLUKE-750P09	4352385	Drukmodule (0 - 100 bar)	1787
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Pressure Module (0 - 100 Bar)	3404
FLUKE-750P2000	4352397	Drukmodule (0 - 140 bar)	1787
FLUKE-750P22	4352296	Drukmodule (0 - 70 mbar)	1787
FLUKE-750P23	4352308	Drukmodule (0 - 350 mbar)	1787
FLUKE-750P24	4352324	Drukmodule (0 - 1 bar)	1787
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Pressure Module (0 - 1 Bar)	3404
FLUKE-750P27	4352351	Drukmodule (0 - 20 bar)	1787

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Pressure Module (0 - 20 Bar)	3404
FLUKE-750P29	4352403	Drukmodule (0 - 200 bar)	2832
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Pressure Module (0 - 200 Bar)	5684
FLUKE-750P30	4352415	Drukmodule (0 - 340 bar)	2832
FLUKE-750P31	4352426	Drukmodule (0 - 700 bar)	2832
FLUKE-750P3IN	4555281	Drukmodule (0 - 7.5 mbar)	1857
FLUKE-750P5IN	4555296	Drukmodule (0 - 12.5 mbar)	1857
FLUKE-750PA27	4352471	Drukmodule (0 - 20 bar)	2056
FLUKE-750PA3	4352432	Drukmodule (0 - 350 mbar)	2056
FLUKE-750PA4	4352444	Drukmodule (0 - 1 bar)	2056
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Pressure Module (0 - 1 Bar)	3604
FLUKE-750PA5	4352459	Drukmodule (0 - 2 bar)	2056
FLUKE-750PA6	4352467	Drukmodule (0 - 7 bar)	2056
FLUKE-750PA7	4352480	Drukmodule (0 - 35 bar)	2056
FLUKE-750PA8	4352498	Drukmodule (0 - 70 bar)	2056
FLUKE-750PA9	4352500	Drukmodule (0 - 100 bar)	2056
FLUKE-750PD10	4352556	Drukmodule (-700 - 700 mbar)	2056
FLUKE-750PD2	4352539	Drukmodule (-70 - 70 mbar)	2056
FLUKE-750PD27	4352616	Drukmodule (-1 - 20 bar)	2056
FLUKE-750PD3	4352542	Drukmodule (-350 - 350 mbar)	2056
FLUKE-750PD4	4352563	Drukmodule (-1 - 1 bar)	2056
FLUKE-750PD5	4352574	Drukmodule (-1 - 2 bar)	2056
FLUKE-750PD50	4352588	Drukmodule (-1 - 3.5 bar)	2056
FLUKE-750PD6	4352595	Drukmodule (-1 - 7 bar)	2056
FLUKE-750PD7	4352602	Drukmodule (-1 - 14 bar)	2056
FLUKE-750PV3	4352517	Drukmodule (-350 mbar)	2056
FLUKE-750PV4	4352521	Drukmodule (-1 bar)	2056
FLUKE-750R04	4352625	Drukmodule (0 - 1 bar)	2056
FLUKE-750R06	4352633	Drukmodule (0 - 7 bar)	2056
FLUKE-750R07	4352657	Drukmodule (0 - 35 bar)	2056
FLUKE-750R08	4352669	Drukmodule (0 - 70 bar)	2056
FLUKE-750R27	4352640	Drukmodule (0 - 20 bar)	2056
FLUKE-750R29	4352678	Drukmodule (0 - 200 bar)	2984
FLUKE-750R30	4352684	Drukmodule (0 - 340 bar)	2984
FLUKE-750R31	4352691	Drukmodule (0 - 700 bar)	2984
FLUKE-750RD27	4352723	Drukmodule (-0.8 - 20 bar)	2252
FLUKE-750RD5	4352706	Drukmodule (-1 - 2 bar)	2252
FLUKE-750RD6	4352714	Drukmodule (-1 - 7 bar)	2252
Process Calibrator Accessories			
709H/TRACK	4281225	Logging software met kabel	616
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	122
BC-7240	4022655	Batterijlader/netadapter voor 75x	79
BP7235	668225	NiMH-batterij	357
BP7240	4022220	Li-ion-batterijset voor 75x	244
C789	946694	Meter- en accessoiretas	273
FLUKE-700HHTH-1	2811795	Hydraulische testslang	1273
FLUKE-700HHTP-2	4096855	Hydraulische testpomp	1563

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-700ILF	1566730	Lijnfilter	149
FLUKE-700-IV	202561	Stroom-shunt	673
FLUKE-700LTP-1	2811763	Lagedruktestpomp	1358
FLUKE-700PMP	617131	Druk pomp	948
FLUKE-700PRV-1	2811808	Drukventiel voor 700HTP	1531
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatische testpomp	882
FLUKE-700SC	667425	Seriële Interfacekabel (Fluke 725/725Ex/726)	328
FLUKE-700TC1	620119	Connectorset voor thermokoppels	195
FLUKE-700TC2	620127	Connectorset voor thermokoppels 700TC2	160
FLUKE-700TLK	3829398	Snoeren set voor procesmeting	195
FLUKE-71X	3345825	Slangsetaccessoire	144
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Liquid dirt filter for Fluke 718 and 719 PRO	499
FLUKE-720RTD	4366669	RTD Probe voor 721, 721Ex en 719PRO	377
FLUKE-720URTD	4382695	Universele RTD adapter voor 721, 721Ex en 719PRO	256
FLUKE-750SW	4090343	DPC/TRACK2-software	4455
FVF-BASIC	2396957	View Forms Basic software + IR USB-kabel (189,287/9,789,1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Fluke View Forms-software met kabel	374
HART DRYWELL CABLE	2111088	HART DRYWELL KABELKIT	231
IR189USB	2428108	USB-kabeladapter	72

General Accessories
Test Leads, Probes and Clips

80K-15	618113	Hoogspanningsmeetprobe	424
AC175	4101772	Set krokodillenklemmen	43
AC220	1610103	SureGrip™-krokodillenklemmen	66
AC280	1610115	SureGrip™-haakklemmen	55
AC283A	5130530	SureGrip™-tangklemmen	59
AC285	1610159	SureGrip™-krokodillenklemmen	36
AC285-FTP	4073928	Krokodillenklemmen en adapters	40
AC288	4617784	Aansluitblokprobe met intrekbare probepunt	55
AC87	1278079	Heavy duty-railklemmen	71
AC89	873448	Heavy duty-isolatie-doorsteekmeetpen	80
BP980	1616807	Set dubbele banaanstekkers	81
FTL-660	2280204	Afgezekerde meetsnoeren set	90
FTP-1	3869437	Meetprobe set	140
FTPL-1	3869443	Meetprobe set met meetsnoeren	153
H900	1616818	Houder voor de meetsnoeren	50
LEADWRAP	4083525	Duurzame nylon haak en lusbevestiging, set van 3	12
T5-KIT-1	3971169	T5 accessoireset	78
T5-RLS	4089137	Vervangende meetsnoeren set (T5)	35
TL175	3521976	TwistGuard™-meetsnoeren	43
TL175E	3565554	TwistGuard™-meetsnoeren met 4mm lantaarpunten	47
TL220-1	3971178	SureGrip™-industriële meetsnoeren set	118
TL221	2003602	SureGrip™-meetsnoeren verlengset	53
TL222	2003616	SureGrip™-meetsnoeren met siliconenisolatie	53
TL223-1	3971184	SureGrip™-elektrische meetsnoeren set	108
TL224	1610198	SureGrip™ meetsnoeren met isolatie	47
TL225-1	3971191	SureGrip™-meetsnoeren set voor lekspanningsadaper	154

Model	Article Nr.	Description	EUR
TL238	2132831	SureGrip™-meetsnoerenet voor hoogspanningsomgevingen	118
TL27	668571	Heavy duty-meetsnoerenet	55
TL40	1590606	Meetsnoerenet met inschuifbare pen	78
TL71-1	3971207	Meetsnoerenet	43
TL75-1	3971218	Meetsnoerenet	37
TL76	2032684	Meetsnoerenet van 2/4 mm	60
TL80A-1	3971229	Meetsnoerenet	112
TL81A	1277073	Deluxe set elektronische meetsnoeren	234
TL910	1616632	Elektronische meetprobes	109
TL930	1616671	Verbindingskabels (60 cm)	26
TL932	1616680	Verbindingskabels (90 cm)	29
TL935	1616698	Verbindingskabels (60, 90, 120 cm)	88
TL940	1616705	Meetsnoeren met mini-haakje	29
TL950	1616710	Meetsnoeren met miniklemhaakje	55
TL960	1616722	Meetsnoeren met minihakje	29
TL970	1616793	Set haakjes en klemhaakjes	112
TLK1550-RTLK	4112351	Accessoire set incl meetsnoer & 10 kV stroomtang (1550-serie)	336
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip™-accessoireset	216
TLK-225-1	3971234	SureGrip™ Master-accessoireset	234
TLK281-1	3971241	SureGrip™-automotive-meetsnoerenkit	206
TLK282-1	3971252	SureGrip™ DeLuxe Automotive meetsnoerenet	264
TLK287	3045631	Electronics Master-meetsnoerenet	247
TLK289 EUR	3092521	Master-set industriële meetsnoeren	247
TLK290	2435092	Probeset met flexibele bus	92
TLK291	2435108	Afgezekerde meetprobeset	92
TP1-1	3971265	Slanke testpennen (plat)	26
TP175	3521983	TwistGuard™-meetprobes	29
TP175E	3565568	TwistGuard meetprobeset (2 mm diameter)	34
TP2-1	3971283	Slanke testpennen (2 mm)	29
TP220-1	3971276	SureGrip™- industriële testpennen	29
TP38	1541636	Slim Reach-meetprobeset	26
TP38-2001-OSP	2438858	Slim Reach Test Probe, red	20
TP74	1541649	Meetprobes met lantaarpunt	29
TP80	873455	Elektronische meetprobes	58
TP912	1616644	Verwisselbare meetpennen voor TL910	55
TP920	1616659	Meetprobeadapterset	78
Current Clamps			
80I-110S	114519	AC/DC-stroomtang	1059
I1000S	1568487	AC-stroomtang	916
I1010	617735	AC/DC-stroomtang	657
I1010-KIT	2096998	AC/DC-stroomtang- en draagtasset	671
I200	664755	AC-stroomtang	230
I2000 FLEX	2584912	AC-stroomtang	456
I200S	664760	AC-stroomtang	381
I30	2584920	AC/DC-stroomtang	608
I3000 FLEX-4PK	2696367	AC-stroomtang, 4-delige set	1833
I3000S	657202	AC-stroomtang	1100

Model	Article Nr.	Description	EUR
I300S FLEX-24	2584888	AC-stroomtang, 610 mm (24 inch)	701
I300S FLEX-36	2584901	AC-stroomtang, 915 mm (36 inch)	839
I30S	2584935	AC/DC-stroomtang	839
I310S	2840309	Stroomtang	505
I400	2277225	AC-stroomtang	230
I400S	2277202	AC-stroomtang met een bereik van 40A tot 400A	411
I40S-PR	3949777	40A stroomtang (1750)	533
I410	617727	AC/DC-stroomtang meet tot 400A	381
I410-KIT	2097005	AC/DC-stroomtang- en draagtasset	442
I600S FLEX-24	2840311	AC stroomtang (6000 A)	916
I600S FLEX-36	2840327	AC stroomtang (6000 A)	1070
I800	2840283	AC-stroomtangprobe	328
Temperature Accessories			
80AK-A	2747812	Thermokoppeladapter	51
80BK-A	2747801	Geïntegreerd DMM-thermokoppel	56
80CJ-M	833046	Male miniconnectoren type J	37
80CK-M	779942	Male miniconnectoren type K	37
80PJ-1	1288191	Thermokoppel, Type J, -40 tot 260°C	40
80PJ-9	1288218	Universele probe (type J)	100
80PJ-EXT	1288234	Verlengsnoerenset	91
80PK-1	750422	Thermokoppel	54
80PK-10	3439199	Temperatuurmeetprobe voor pijpleidingen	307
80PK-11	2724500	Flexibele klittenband-thermokoppelprobe type K	59
80PK-18	3448859	Set temperatuurmeetprobes voor pijpleidingen	497
80PK-22	2098684	SureGrip™ Dompeltemperatuurmeetprobe	152
80PK-24	2098691	SureGrip™-luchttemperatuurmeetprobe	199
80PK-25	2098706	SureGrip™-priktemperatuurmeetprobe	181
80PK-26	2098714	SureGrip™ taps toelopende temperatuurmeetprobe	199
80PK-27	2098723	SureGrip™ industriële oppervlaktetemperatuurmeetprobe	545
80PK-3A	874610	Oppervlaktethermokoppel	342
80PK-8	200360	Temperatuurmeetprobe voor pijpleidingen	279
80PK-9	1288229	Universele probe	100
80PK-EXT	1288241	Verlengsnoerenset	91
80PR-60	2148313	Thermokoppel	110
80PT-25	2104397	SureGrip™-priktemperatuurmeetprobe	156
80PT-EXT	1288252	Verlengsnoerenset	91
80T-150UA	3190456	Universele temperatuurmeetprobe	428
80TK	736736	Thermokoppelmodule	216
Cases and Holsters			
C101	2437514	Draagkoffer	96
C115	2826063	Draagtas	92
C116	2826074	Draagtas	110
C11XT	5308996	Fluke C11XT beschermende harde koffer	39
C125	646858	Metertas	71
C12A	930529	Metertas	49
C150	4111540	Draagtas	44
C1600	2091049	Meter-en accessoirekoffer	58

Model	Article Nr.	Description	EUR
C1620	4359042	Draagtas	285
C190	677401	Draagkoffer	358
C195	677408	Draagtas	330
C23	1663209	Draagtas	38
C25	681114	Soepele draagtas geschikt voor Fluke 25/27/8025A	83
C280	3182785	Draagtas van polyester	96
C33	1664120	Draagtas	44
C345	3311173	Draagtas	117
C35	2826056	Draagtas	66
C37XT	5309001	Fluke C37XT beschermende harde koffer	54
C43	1663230	Draagtas	124
C50	762823	Soepele draagtas	58
C520A	1629104	Leren testertas	89
C550	1547919	Gereedschapstas	195
C75	865535	Accessoiretas	27
C781	619988	Metertas	143
C789	946694	Meter- en accessoiretas	273
C799	4021731	Soft case for Fluke 75x series	162
C90	466029	Draagtas met ritssluiting, binnenvak en draagriem	56
CAM0-C25	4110632	Camouflage carrying case for Fluke multimeters	56
CXT1000	4628917	Extreem harde koffer	252
CXT170	3352567	Extreme koffer	252
CXT280	3352571	Extreme koffer	252
CXT80	3352559	Extreme koffer	252
FLK-C3003	4582928	3-Compartment soft case	58
FLUKEPACK30	4983088	Professionele rugzak voor gereedschap	213
H15	4111533	Holster voor elektrische testers	42
H3	1608458	Soepele holster geschikt voor Fluke 330 serie	61
H5	649365	Holster voor elektrische tester	50
H80M	2138458	Beschermholster met magnetische ophangriem	61
H-T6	4910585	Riemholster	50
TB25	5308970	Fluke TB25 Gereedschapstas	89
Automotive Accessories			
BP880	2150594	BNC naar female dubbele banaanstekker	22
BP881	2151015	BNC naar dubbele banaanstekker male	29
RPM80	880849	Inductieve opnemer/externe trigger	149
SCC 198	2100208	Automotive-probleemoplossingskit voor ScopeMeter 190x	1267
STL90	201233	Set afgeschermdde meetsnoeren	352
TAS90	614187	Accessoireset voor afgeschermdde meetsnoeren	99
TL28A	1273185	Automotive-meetsnoerenet	88
TL82	2150636	Automotive-pen-en-busadapterset	178
TP40	1567573	Automotive-backprobepennen (vijf stuks)	62
TP81	2149098	Isolatie-doorsteekmeetpennenset	87
TP82	2149080	Isolatie-doorsteekmeetpennenset	82
TP88	2149102	Robuuste backprobe-pennen	21
Other Accessories			
80K-40	382846	Hoogspanningsmeetprobe	437

Model	Article Nr.	Description	EUR
80K-6	532424	Hoogspanningsmeetprobe	244
EBC290	3894906	Externe batterijlader voor BP290 en BP291	148
FL-120 EX	4972431	Intrinsiek veilige zaklamp van Fluke	96
FL-150 EX	4972446	Intrinsiek veilige zaklamp van Fluke	126
FL-45 EX	4972422	Intrinsiek veilige zaklamp van Fluke	63
HL-200 EX	4972410	Intrinsiek veilige hoofdlamp van Fluke	126
L200	2096346	Probelampje	37
L205	2098588	Petlamp, mini	50
L206	2098595	Deluxe LED Hat Light	60
L210	2096379	Probelampset	59
L215	2096368	SureGrip™ Set met probelampje en probeverlengstukken	137
LVD1A	4571403	Contactloze wisselspanningzoeker en LED-zaklamp	49
LVD2	2740300	Spanningsdetector - 90V tot 600V AC met 2 gevoeligheids.	56
SV225	3100477	Lekspanningsadapter	105
TPAK	1281997	ToolPak™ Magnetische hangclip	60
Fuses			
7017240.0	2279339	Fuse, A:315mA (f), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	14,4
FUSE	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	4,75
FUSE	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	11,2
FUSE	830828	Fuse, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	10,05
FUSE	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	6,2
Software			
FVF-BASIC	2396957	View Forms Basic software + IR USB-kabel (189,287/9,789,1550B)	226
FVF-SC4	2687335	View Forms Software + kabel (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	View® Forms-software met kabel	246
FVF-UG	1576741	Fluke View Forms upgrade	201
SCC190EFG	671826	Draagkoffer,FlukeView-software en optisch geïsoleerde USB-kabel	908
SW90W	3894923	FlukeView ScopeMeter-software	503
Seminar Boxes			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 DAG GENERIEKE TRAINING GEGEVEN DOOR FLUKE . 1 EXTRA DEELNEMER	125
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 DAG GENERIEKE TRAINING GEGEVEN DOOR FLUKE VOOR MAX 4 PERSONEN	495
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 DAG GENERIEKE TRAINING GEGEVEN DOOR FLUKE OP LOKATIE (MAX 6 PERS.)	1250
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1-DAG GENERIEKE TRAINING GEGEVEN DOOR FLUKE . 1 EXTRA DEELNEMER	175
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	COUPON VOOR 1-DAG TRAINING VOOR 1 PERSOON (MIN. DEELNAME 6 PERSONEN)	275
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	995
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1-DAG GENERIEKE TRAINING GEGEVEN DOOR FLUKE OP LOKATIE (MAX 6 PERS.)	1995
1D-NEN-TRN-VOUCH	5339632	1-DAG-INST/NEN 1010 TRAINING VOUCHER VOOR 1 PERSOON	449
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 GENERIEKE EINDGEBRUIKERSOPLEIDING BUITENLANDSE REISKOSTENEENHEID	100
3D-NEN-TRN-VOUCH	5339644	3-DAAGSE-NEN 1010 TRAINING VOUCHER VOOR 1 PERSOON	1347

De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
PO Box 1186
5602 BD Eindhoven
E-mail: cs.nl@fluke.com
Telefoon +31 (0)40 267 5100

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
03/2023 nlnl

**Modification of this document is not
permitted without written permission from
Fluke Corporation.**