

Prisliste

Testverktøy

FLUKE®

02-01-2019

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
--------	---------	-------------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC trådløst digitalt Multimeter	2461.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC trådløst GM system	8246.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC trådløst HVAC system	5291.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC trådløst Industrisystem	8985.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 300FC med TPAK magnetoppheng	2658.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Kombinasjonspakke for elektronikk med tilbehør sett	3142.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Kombinasjonspakke for elektrikker med tilbehør sett	3505.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC trådløst AC strømtang modul	1599.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC trådløst basis sett med A3000 modul	3626.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC trådløst IFLEX AC strømtang modul	1846.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC trådløst basis sett med I3000 modul	3938.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC trådløst AC/DC strømmodul	1230.00
FLK-A3003 FC	4629295	2000A DC strømtang	5169.00
FLK-A3004 FC	4629301	4-20mA DC strømtang	6153.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC trådløst K-Type temperatur modul	1599.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC trådløst basis sett med T3000 modul	3691.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC trådløst basis sett med AC spennings modul	1722.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC trådløst basis sett med V3000 modul	4206.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC trådløst DC spenningsmodul	1968.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC trådløst basis sett med V3001 modul	4183.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC trådløst sett med DMM, AC/DC spennings moduler	6646.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect trådløst SD kort	899.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC trådløst PC adapter	861.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Konnektor, infrarød, FC	1234.00

Digitale multimetre

Multimetre i 110-serien

Fluke 113	3088053	Multimeter, sann RMS	1244.00
Fluke 114	2583552	Multimeter, sann RMS	1598.00
Fluke 115	2583583	Multimeter, sann RMS	1834.00
Fluke 116	2583601	Multimeter, sann RMS	2231.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Multimeter og IR-termometer i en pakke	3923.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Multimeter og strømtang i en pakke	3100.00
Fluke 117	2583647	Multimeter, sann RMS	2226.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Multimeter og strømtang i en pakke	2925.00
C50	762823	Myk meterveske	369.00

Multimetre i 170-serien

Fluke 175	1592895	Multimeter, sann RMS	2369.00
Fluke 177	1592863	Multimeter, sann RMS	2844.00
Fluke 179	1592839	Multimeter, sann RMS	3317.00
C90	466029	Myk meterveske	375.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Elektronikkpakke	3910.00

Multimetre i 200-serien

Fluke 233	3469334	Multimeter med avtakbar skjerm	3321.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Trådløs sann RMS Termografi Multimeter med iFlex	8999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Trådløst termo-multimeter med sann RMS og ekstra batteri	9899.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimeter for elektronikk, sann RMS og trendlogging	5680.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Fluke 287 og FlukeView Forms pakke	6648.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimeter for elektronikk, sann RMS og trendlogging	6043.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Fluke 289 og FlukeView Forms pakke	7252.00
C280	3182785	Myk meterveske	610.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	7692.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	8241.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Multimetre i 20-serien			
Fluke 27II/EUR	3947770	Industrielt multimeter (IP67)	4714.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Industrielt multimeter (IP67), sann RMS	4834.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Egensikkert digitalt multimeter med sann RMS	12088.00
C25	681114	Myk meterveske	534.00
Multimetre i 70-serien			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimeter	4061.00
C90	466029	Myk meterveske	375.00
Multimetre i 80-serien			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimeter	4230.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Multimeter, sann RMS	4399.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Kombinasjonssett for industriell bruk	5279.00
C25	681114	Myk meterveske	534.00
Benkmetre			
Fluke 8808A 220V	2802372	5,5 siffrers multimeter	5590.00
Fluke 8808A 240V	2802385	5,5 siffrers multimeter	5590.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	5,5 siffrers multimeter (programvare og kabel)	7150.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	5,5 siffrers multimeter (programvare og kabel)	7150.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	5,5 siffrers multimeter, 2X4 W testledningssett	6210.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	5,5 siffrers multimeter, 2X4 W testledningssett	6875.00
Fluke 8845A 220V	2577352	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	8325.00
Fluke 8845A 240V	2577365	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	8325.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (programvare og kabel)	9855.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (inkl. programvare og kabel)	9855.00
Fluke 8846A 220V	2577383	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	10995.00
Fluke 8846A 240V	2577390	6,5-siffrers presisjonsmultimeter	10995.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (programvare og kabel)	12530.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	6,5-siffrers presisjonsmultimeter (inkl. programvare og kabel)	12530.00
884X-CASE	2675552	Hardplast koffert	3435.00
884X-RTD	2675468	100 ohm RTD temperaturprobe	4510.00
884X-SHORT	2653346	4-tråds kortslutningsbro	225.00
884X-USB	2675479	USB-til-RS232 kabeladapter	1260.00
884X-1G	2675534	USB-minne 1 GB	410.00
8845A-EFPT	2742690	Forlenget adaptersett med fin spiss	155.00
8845A-TPIT	2742683	Forlenget adaptersett med fin spiss	125.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms oppgradering	1214.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms programvare og kabel (8845A/8846A)	2619.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1492.00
RS43	946470	RS232 kabel (2 m)	581.03
TL2X4W-PTII	2826215	2x4-tråd ohm-testledning 2 mm probespiss	640.00
TL2x4W-TWZ	2723629	2 x 4-tråds ohm-pinsettestledning	840.00
Y8021	708289	IEEE-488 Interface kabel 1m	3642.01
Y8022	708297	IEEE-488 Interface kabel 2m	3888.03
Y8846S	2675518	Stativmonteringssett (8845A/8846A)	960.00
Y8846D	2771721	Stativmonteringssett, dobbelt (8845A/8846A)	1290.00
Auto			
Fluke 88V/A	2117440	Kombinasjonspakke for bilmeter	6170.00
Strømtenger			
Fluke 323	4152628	Strømtang med sann RMS	1173.00
Fluke 324	4152637	Strømtang med sann RMS	1408.00
Fluke 325	4152643	Strømtang med sann RMS	2111.00
Fluke 353	2840252	AC/DC-strømtang med sann RMS	5363.00
Fluke 355	2840265	AC/DC-strømtang med sann RMS	7191.00
Fluke 365	3790607	Strømtang med sann RMS og avtakbar kjeft	2315.00
Fluke 368 FC	4709907	Lekarsjestrømtang med 40mm kjeft med Fluke Connect	6215.00
Fluke 369 FC	4709934	Lekarsjestrømtang med 61mm kjeft med Fluke Connect	6215.00
Fluke 373	3790564	AC strømtang med sann RMS	2071.00
Fluke 374FC	4696001	600A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS	3591.00
Fluke 375FC	4695932	600A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS	4135.00
Fluke 376FC	4695861	1000A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS og iFlex	5014.00
Fluke 381	3610452	AC/DC strømtang med sann RMS, iFlex og avtakbar skjerm	5240.00
Fluke 902 FC	4695814	Trådløs strømtang for VVS, sann-rms	2829.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR termometer, strømtang og spenningsdetektor i en pakke	2356.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Multimeter og strømtang i en pakke	3100.00
Fluke i2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	1197.00
Fluke i2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	1197.00
H3	1608458	Hylster (330-serien)	395.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Elektriske testere			
Fluke 1000FLT	4472387	Lysrørtester	2315.00
T6-1000/EU	4910257	Elektrotester med FieldSense™, rund	2688.00
T6-600/EU	4910322	Elektrotester med FieldSense™, rund	2085.00
H-T6	4910585	T6 beltehylster	312.00
Fluke T5-600	659612	Elektrisk tester	1411.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Fluke T5-600, termometer og spenningsdetektor	2266.00
Fluke T5-1000	659570	Elektrisk tester	1586.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Fluke T5-1000 med tilbehørspakke	1813.00
Fluke T90	4016945	Spennning og kontinuitets tester	493.00
Fluke T110	4016950	Spennning og kontinuitets tester med variabel belastning	720.00
Fluke T130	4016961	Spennning og kontinuitets tester med LCD og variabel belastning	1060.00
Fluke T150	4016977	Spennning og kontinuitets tester med LCD, ohm og variabel belastning	1286.00
Fluke 2042	2435038	Kabelsjøker (sender + mottaker)	6983.00
Fluke 2042T	2435045	Kabelsjøker, ekstra sender	3509.00
Fluke 9040EUR	4014969	Fase Rotation Indicator	1950.00
Fluke 9062	2435077	Fase/motorrotasjonstester	1644.00
LVD1	4571403	Spenningsdetektor med lys	270.00
LVD2	2740300	Spenningsdetektor med lys	316.00
H5	649365	Hylster for elektrisk tester (Fluke T5)	278.00
Fluke 1AC II	2432932	Spenningsdetektor	262.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Spenningsdetektor, 5 i pakken	985.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Spenningsdetektor 200-1000V	225.00
PRV240	4566209	Tester for spenningsverifisering	1537.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Tester for spenningsverifisering, Fluke 117 multimetersett	3021.00
PRV240FS	4910310	Kontrollenhet, T6/kontaktfri spenning	1544.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	Rød, 3-punktlaser	1916.00
Fluke-3PG	4811469	Grønn, 3-punktlaser	2068.00
Fluke-180LR	4811504	Rød krysslaser	2391.00
Fluke-180LG	4811491	Grønn krysslaser	2930.00
Fluke-180LG System	4811519	Grønn krysslaser med mottaker	3479.00
Fluke-180LR System	4811528	Rød krysslaser med LDR mottaker	3037.00
Fluke-LDR	4811543	Lasermottaker rød	859.00
Fluke-LDG	4819919	Lasermottaker grønn	931.00
PLS-20513	4791765	Tripod teleskop 2,9m	1668.00
PLS-20295	4845009	Magnetisk veggbrakett for PLS 3, 5,180,480	476.00
PLS-20512	4845027	Tripod standard, 5/8 X 11	994.00
PLS-21502	4919812	Tripodutvidelse PLS3/180	98.00
Laseravstandsmåler			
Fluke 414D	4106830	Laseravstandsmåler	1234.00
Fluke 419D	4106853	Laseravstandsmåler	2301.00
Fluke 424D	4106866	Laseravstandsmåler	3390.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseravstandsmåler og IR Thermometer kit	1961.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Batteri analysator	26300.00
Fluke BT520	4489981	Batteri analysator	32885.00
Fluke BT521	4489996	Avansert batteri analysator	36954.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Standard batteri analysator prober	3227.00
BTL20	4542273	Intelligent test probe sett, med/forlenger	4958.00
BTL21	4542286	Intelligent test probe sett, med forlenger & temperature sensor	6175.00
BTL-A	4542258	Spennning/strøm probe adapter	410.00
BC500	4542299	AC Nett lader	1216.00
BP500	4542300	Lithium – ion batteri, 7,4Volt 3000mAh	1046.00
BT500	4561297	Probe- Tupp. 10x erstatnings probe tupper, 2x lange probe tupp beskyttelse, 2x kort probe tupp beskyttelse	1165.00
i410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2471.00
Isolasjonstestere			
Fluke 1503	2427883	Isolasjonstester	3499.00
Fluke 1507	2427890	Isolasjonstester	4599.00
Fluke 1550C	3665021	Isolasjonstester (5kV)	37553.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Isolasjonstester sett (5kV)	41384.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Isolasjonstester (5kV) med IR3000	37553.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Isolasjonstester kit (10kV) med IR3000	41384.00
Fluke 1555	3665056	Isolasjonstester (10kV)	41384.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Isolasjonstester sett (10kV)	45216.00
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Isolasjonstester (10kV) med IR3000	41384.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Isolasjonstester kit (10kV) med IR3000	45216.00
Fluke 1577	2157280	Isolasjonsmultimeter	5747.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke 1587T	2517605	Isolasjonsmultimeter (Telecom)	6586.00
Fluke 1587 FC	4691215	2-i-1 trådløst isolasjonsmultimeter	7353.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	2-i-1 avansert pakke for feilsøking på motor og frekvensregulator, med 9040 og i400	8929.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-i-1 avansert pakke for elektrisk feilsøking, med 62MAX+ og i400	8404.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	2-i-1 isolasjonsmultimeter med strømtang i400	7878.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1385.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2412.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	425.00

Installasjonstestere

Fluke 1662 SCH	4546944	Installasjonstester med minne Schuko	9499.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Installasjonstester med Jordfeilbryter (RCD) type B Schuko	11999.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Installasjonstester med isolasjonsforhåndstest Schuko	14999.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-test ledning Schuko	617.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complete, Installation, PAT Software	5299.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complete/Professional, Installation, PAT Software	6999.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2412.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	425.00
ES165X	2104706	Jordspyd testsett 1650-serien	1390.00
TP165X	2107742	Fjernkontrollprobe med ledning (1650-serien)	704.00
TL165X	2107756	Standard testkabelsett (1650-serien)	1022.00
ZERO ADAPTER	3261925	Nulladapter (165xB)	370.00

Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complete, Installation, PAT Software	5299.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complete/Professional, Installation, PAT Software	6999.00

Jordtestere

Fluke 1630-2 FC	4829532	Jordsløyfe og lekarsjestrømtang	13146.00
Fluke 1630-2	4829515	Jordsløyfe og lekarsjestrømtang (uten FC)	13146.00
Fluke 1623-2	4325155	Standard GEO-jordtester	13408.00
Fluke 1625-2	4325162	Avansert GEO-jordtester	21941.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Standard GEO-jordtestersett	23161.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Avansert GEO-jordtestersett	32913.00
Earth Stake	4325492	Jordspyd	641.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Jordkabeltrommel 25m ledning, Blue	641.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Jordkabeltrommel 25m ledning, Green	641.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Jordkabeltrommel 50m ledning, Red	706.00
C1620	4359042	Bæreveske	2041.00
ES-162P3-2	4359377	Spydrommel for trepoledede målinger	2350.00
ES-162P4-2	4359389	Spydrommel for firepoledede målinger	3263.00

Verktøy for måling av innendørs luftkvalitet

Fluke 922	2679822	Luftstrømmeter	5682.00
Fluke 922/Kit	2679831	Luftstrømmeter Kit	6650.00
Fluke 971	2418208	Fuktighets/temperaturmåler	2272.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	17737.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter med hastighetsprobe	20105.00
Fluke CO-220	664711	Karbonmonoksidmeter	4875.00
Fluke RLD2	3387163	Lekkasjedetektor lommelykt	495.00
CO-205	664714	Karbonmonoksid kit	1518.00
975VP	2631538	Lufthastighetsprobe	3703.00
PT12	2740212	12-tommers pitot-rør	915.00
Fluke 985	4131397	Partikkelteller for innendørs luftkvalitet	36707.00

Digitale termometre

Fluke 51 II	1281142	Termometer	2971.00
Fluke 52 II	1281139	Termometer	3925.00
Fluke 53 II B	3821062	Termometer med en kanal, 60Hz	4406.00
Fluke 53 II B	3821096	Termometer med en kanal, 50Hz	4406.00
Fluke 54 II B	3821070	Termometer med to kanaler, 60Hz	5226.00
Fluke 54 II B	3821081	Termometer med to kanaler, 50Hz	5226.00
Fluke 61	1643896	Infrarødt termometer	1666.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infrarødt termometer	870.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infrarødt termometer	983.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Fluke T5-600, termometer og spenningsdetektor	2266.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseravstandsmåler og IR Thermometer kit	1961.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR termometer, strømtang og spenningsdetektor i en pakke	2356.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Multimeter og IR-termometer i en pakke	3923.00
Fluke 63	2148281	Infrarødt termometer	2377.00
Fluke 64 MAX	4856105	IR termometer med mange funksjoner, 20:1 forhold mellom avstand og målepunkt	1229.00
Fluke 561	2558118	Allsidig termometer	1690.00
Fluke 566	2837799	Allsidig termometer	3791.00
Fluke 568	2837806	Allsidig termometer	4765.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke 568Ex	4321662	Ex egensikkert infrarødt termometer	11889.00
Fluke 572-2	4328074	Infrarødt termometer	5944.00
Fluke FP	2644169	FoodPro termometer	952.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus termometer	1782.00
C50	762823	Myk meterveske	369.00
H6	2152040	Hylster for Fluke 63/65/68/561 infrarøde termometre	264.00
80PR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66/68)	680.00

Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Visuelt Infrarødt termometer	5099.00
Fluke VT04A	4485211	Visuelt Infrarødt termometer	4649.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	369.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	369.00

Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Videoboroskop	16399.00
Fluke DS703 FC	4962665	Videoboroskop med høy oppløsning og FC	18999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	3.8 mm boroskop, 1 m probe, synsfelt forover	6749.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	8.5 mm boroskop, 2 m probe, to synsfelt	5789.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	5.5 mm boroskop, 1 m probe, to synsfelt	4799.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	8.5 mm boroskop 1,2 m probe, to synsfelt	1899.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	8.5 mm UV boroskop, 1 m probe, to synsfelt	6749.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	9 mm boroskop, synsfelt forover, 20 m probe på trpmmel	18999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	DS 7XX halsreim	469.00

Infrarødt kamera

Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Termokamera, fast fokus	10799.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Termokamera, fast fokus	12699.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Termokamera, fast fokus	18999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Termokamera, manuell fokus	23799.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Termokamera, manuell fokus	23499.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Termokamera, fast fokus	25699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Termokamera, manuell fokus	28599.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Termokamera, manuell fokus	28599.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Termokamera, fast fokus	32299.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Termokamera, manuell fokus	35299.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Termokamera, manuell fokus	35299.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Termokamera, manuell fokus	37999.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Termokamera, manuell fokus	37999.00

Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Termokamera, 9Hz	49999.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Termokamera, 60Hz	49999.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Termokamera, 9Hz	53999.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Termokamera, 60Hz	53999.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Termokamera; 240x180; 9 Hz	57999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Termokamera; 240x180; 60 Hz	57999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Termokamera, 9Hz	60699.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Termokamera, 60Hz	60699.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Termokamera; 320x240; 9 Hz	67449.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Termokamera; 320x240; 60 Hz	67449.00
Fluke Ti450 9HZ	4764729	Termokamera, manuell fokus	77899.00
Fluke Ti450 60Hz	4764707	Termokamera, manuell fokus	77899.00
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Termokamera	78849.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Termokamera	78849.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	SF6 60Hz Termokamera, med gas detektering	174999.00
Fluke Ti480 9Hz	4842105	Termokamera; 640x480; 9 Hz, SR	118999.00
Fluke Ti480 60Hz	4842086	Termokamera; 640x480; 60 Hz, SR	118999.00
Fluke Ti480 PRO 9Hz	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Termokamera	129999.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Termokamera	129999.00

Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9HZ	4736664	Termokamera; 320 x 240; 9 Hz	76499.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Termokamera; 320 x 240; 60 Hz	76499.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Termokamera; 320 x 240; 9 Hz	98999.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Termokamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	98999.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Termokamera; 320 x 240; 60 Hz	98999.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Termokamera; 320 x 240; IS	116599.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Termokamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	116599.00
Fluke TiX560 60 Hz	4597066	Termokamera; 320 x 240; IS	116599.00
Fluke TiX580 60Hz	4842073	Termokamera; 640x480; 60 Hz, SR	145999.00
Fluke TiX580 9Hz	4841945	Termokamera; 640x480; 9 Hz, SR	145999.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Termokamera; 320x240; 9 Hz	107299.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Termokamera; 320x240; 60 Hz	107299.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Termokamera; 640x480; 9 Hz	155809.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Termokamera; 640x480; 60 Hz	155809.00
Fluke 2x lens	4961163	IR-objektiv (2X forstørrelse)	20149.00
Fluke 4x lens	4961188	IR-objektiv (4X forstørrelse)	44999.00
Fluke RSE-MB	4961344	Festebrakett	1199.00
Fluke RSE-Stand	4973844	RSE-stativ	1379.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	IR vidvinkel objektiv	10079.00

Tilbehør til termografikamera

Ti-Visor2	3996500	Solskjerm (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	819.00
Ti-Visor3	4335377	Solskjerm for termokamera	679.00
Ti-Tripod	3511872	Tripod kamerastativ	969.00
Ti-Tripod2	3996517	Tripod kamerastativ (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	899.00
Ti-Tripod3	4335389	Stativfeste som tilbehør	859.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Infrarød telelinse (Ti32/TiR32)	12993.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Infrarød vidvinkellinse (Ti32/TiR32)	12993.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarød telelinse (Ti200/Ti300/Ti400)	12499.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarød vidvinkellinse (Ti200/Ti300/Ti400)	11499.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	4x IR telefotolinse for TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	54599.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	25micron Macro IR-linse for iX560-TiX520	39499.00
Ti-Car Charger	3039779	Lader til bil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	976.00
Ti20-RBP	2577796	Oppladbart batteri (Ti20)	1582.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Ekstra batteri (Ti32/TiR32)	1369.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Ladesokkel (Ti200/Ti300/Ti400)	1529.00
Fluke TiX5xx-Neck	4574715	Justerbar nakkestropp	319.00
Fluke TiX5xx-SBP4	4597142	Ekstra Smartbatteri	1369.00
Fluke TiX5xx Hand	4574703	Justerbar håndstropp	159.00
Fluke TiX5xx-HDMI	4615511	HDMI videokabel	211.00
Fluke TiX5x-Lens Cap	4550697	Linsebeskyttelse	159.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth hodetelefon	809.00

IR vindu for termokamera

FLK-050-CLKT	3460346	50 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	1839.00
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	2299.00
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	2999.00
Fluke CV200	4326955	50 mm ir-vindu, dørlås med vrider	2389.00
Fluke CV300	4326962	75 mm ir-vindu, dørlås med vrider	3099.00
Fluke CV301	4338164	75 mm ir-vindu, dørlås med sikkerhetsnøkkel	3249.00
Fluke CV400	4326996	100 mm ir-vindu, dørlås med vrider	4299.00
Fluke CV401	4338173	100 mm ir-vindu, dørlås med sikkerhetsnøkkel	4439.00

ScopeMeter

Industrielt ScopeMeter

Fluke 123B/EU	4755659	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, EU	14607.00
Fluke 123B/INT	4755710	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, INT	14607.00
Fluke 124B/EU	4755731	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	17531.00
Fluke 124B/INT	4755793	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	17531.00
Fluke 125B/EU	4755818	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	20941.00
Fluke 125B/INT	4755876	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	20941.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Industrielt ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	18505.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Industrielt ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	18505.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	21428.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	21428.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	24839.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Industrielt ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	24839.00

ScopeMeter i 190-serien

Fluke 190-204/EU	3894409	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm	40748.00
Fluke 190-204/UN	3894411	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm	44466.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm SCC	44466.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ fargeskjerm UNI SCC	44466.00
Fluke 190-104/EU	3894540	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm EU	35641.00
Fluke 190-104/UN	3894557	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm UNI	35641.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm EU SCC	39358.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ fargeskjerm UNI SCC	39358.00
Fluke 190-062/EU	4025159	ScopeMeter 2 kanaler 60 MHZ fargeskjerm	25877.00
Fluke 190-062/UN	4025171	ScopeMeter 2 kanaler 60MHZ fargeskjerm	25877.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	ScopeMeter 2 kanaler fargeskjerm SCC	29595.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	ScopeMeter 2 kanaler 60MHZ fargeskjerm SCC	29595.00
Fluke 190-102/EU	4025318	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm	30899.00
Fluke 190-102/UN	4025329	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm SCC	30899.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke 190-102/EU/S	4025383	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm SCC	34616.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ fargeskjerm SCC	34616.00
Fluke 190-202/EU	4025460	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm	34898.00
Fluke 190-202/UN	4025472	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm	34898.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm SCC	38615.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ fargeskjerm SCC	38615.00
Fluke 190-502/EU	4025623	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZfargeskjerm EU	40795.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZ fargeskjerm UNI	40795.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter 2 kanaler 500MHZ fargeskjerm EU	43318.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter 2 kanaler 500MHZ fargeskjerm SCC	43318.00
Fluke 190-504/EU	4419875	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm	46960.00
Fluke 190-504/UN	4419929	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm UNI	46960.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm SCC	50677.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ fargeskjerm SCC UNI	50677.00

Motor Drive Analyzers

Fluke MDA-510	4984691	Motordriftanalysatorer 510, 4-kanaler fargeskjerm	54322.00
Fluke MDA-550	4984706	Motordriftanalysatorer 550, 4-kanaler fargeskjerm PRO	62698.00
SVS-500	5011031	Akselspennings sett og magnetisk base	3341.00
SB-500	5011046	Aksel børste sett, erstatter aksel børstene på SVS-500 og MDA-550	2498.00

ScopeMeter-tilbehør

AC120	646163	Kraftige krokodilleklemmer	421.00
AS400	3894880	Utvidelsessett for VPS400 prober	996.00
BB120	646171	Banankontakt til BNC-adapterplugg	448.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	482.00
BHT190	3379374	Sett med "break-out"-adaptere	3409.00
BP120MH	2544081	NiMH-batteri (120-serien/43B)	876.00
BP190	677390	NiMH-batteri (190-serien)	1875.00
BP290	4025762	Enkel batteripakke 190 II-serien	2103.00
BP291	3894688	Batteripakke, Fluke 190 serien	3030.00
C120	646189	Hard koffert (43B/120-serien)	980.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	1447.00
C125	646858	Myk veske	448.00
C190	677401	Hard koffert (190-serien)	2346.00
C195	677408	Myk veske	2151.00
C290	3894803	Hardplast koffert	1930.00
CS20MA	677393	Strømshunt 4-20 mA	873.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	938.00
HC120	646668	Krokklemmer	497.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	537.00
HC200	2086410	Krokklemmer	357.00
HH290	3894844	Opphengskrok ScopeMeter 190 II-serien	639.00
MA190	1567481	Tilbehørssett Medico (190-serien)	4137.00
OC4USB	2166266	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (USB)	1521.00
PM8907/807	624764	Batterilader/nettspenningsadapter	1083.00
PM8907/808	614039	Batterilader/nettspenningsadapter UNIVERSAL (120-serien)	1308.00
PM9080	1641983	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (RS232)	2471.00
PM9081	916093	Dobbel bananplugg til BNC-adapter hunn	458.00
PM9082	916163	Dobbel banankontakt til BNC-adapter hann	458.00
PM9091	935598	Koaksial-BNC-kabler (1,5 m)	1103.00
PM9092	935601	Koaksial-BNC-kabler (0,5 m)	950.00
PM9093	935593	BNC hann til BNC-adapter hunn	619.00
PM9096/201	651742	Sekundær pickup	3077.00
RS120-III	4023947	Erstatningssett for prober	973.00
RS400	3894867	Erstatningssett for VPS400 prober	727.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	1254.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	5360.00
SCC120E	646684	FlukeView programvare og USB kabel (120-serien)	4262.00
SCC128	2100199	Auto-tilbehørssett (120-serien)	6824.00
SCC198	2100208	Auto-tilbehørssett (190-serien)	8576.00
SCC190	671826	FlukeView programvare og USB kabel og veske (serie 190)	5959.00
SCC290	3894826	Software og hardplast koffert	3717.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	482.00
STL90	201233	Skjermet testledningssett (120/190-serien)	2296.00
STL120-III	4023901	Skjermet testledning	1751.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	1716.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	3271.00
TAS90	614187	Auto-tilbehørssett (120/190-serien)	745.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	1541.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	482.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHZ 600V CAT IV	1662.00
VPS101	3086317	1:1 spenningsprobesett, svart, 30 MHz, 1,2 m	1997.00
VPS210-G	3086247	10:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 1,2 m	1997.00
VPS210-R	3086235	10:1 spenningsprobesett, 1 rød, 200 MHz, 1,2 m	1997.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
VPS212-G	3086286	10:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 2,5 m	1997.00
VPS212-R	3086273	10:1 spenningsprobesett, rød, 200 MHz, 2,5 m	1997.00
VPS220-G	3086300	100:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 1,2 m	1997.00
VPS220-R	3086299	100:1 spenningsprobesett, rød, 200 MHz, 1,2 m	1997.00
VPS40-III	4023920	Spenningsprobe	1134.00
VPS410-II-B	4276937	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 blå	1717.00
VPS410-II-G	4276943	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 Grå	1717.00
VPS410-II-R	4276928	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 rød	1717.00
VPS410-II-V	4276955	Industri spenningsprobe sett 500Mhz 10:1 grønn	1717.00
VPS420-R	3894783	100:1 høyspenningsprober, rød og sort	2183.00
VPS420-B	4411541	Høyspenningsprobe robust; blå/sort	2285.00
VPS420-G	4411565	Høyspenningsprobe robust; grå/sort	2285.00
VPS420-V	4411583	Høyspenningsprobe robust; grønn/sort	2285.00
VPS510-R	4025781	10:1 spenningsprobesett, 1 rød, 500 MHz	1717.00
VPS510-B	4025796	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, blå	1717.00
VPS510-G	4025801	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, grå	1717.00
VPS510-V	4025812	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, grønn	1717.00

Nettkvalitetsinstrumenter

Fluke 345	2584181	Nettkvalitetstang	14833.00
Fluke 430-II/MA	4779032	430-II Motoranalysator oppgraderingssett	19626.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Nettkvalitets- og energianalysator u/tenger	39071.00
Fluke 434-II	4116638	Nettkvalitets- og energianalysator	45283.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Nettkvalitets- og energianalysator/International	45283.00
Fluke 435-II	4116661	Avansert nettkvalitets- og energianalysator	52322.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Avansert nettkvalitets- og energianalysator u/tenger	47064.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Nettkvalitets- og energianalysator/International	52322.00
Fluke 437-II	4116692	Avansert nettkvalitets- og energianalysator 400 Hz	72472.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	Avansert nettkvalitets- og energianalysator 400 Hz (uten strømtenger)	66076.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Nettkvalitets- og energianalysator/International	65280.00
Fluke 438-II	4778976	Nettkvalitets- og motoranalysator	71717.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Nettkvalitets- og motoranalysator, uten tenger og FC WiFi SD kort	65618.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Nettkvalitets- og motoranalysator, uten FC WiFi SD kort	71717.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energilogger, EU/US versjon	22852.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energilogger, international versjon	22852.00
Fluke 1732/B	4706566	Energilogger, basis versjon	20510.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energilogger, EU/US avansert versjon	25594.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energilogger, avansert international versjon	25594.00
Fluke 1734/B	4706582	Energilogger, avansert versjon uten flex strømtenger	23309.00
Fluke 1736/EUS	4534519	3-fase effektlogger, EU/US versjon	38264.00
Fluke 1736/B	4563561	3-fase effektlogger, Basisversjon, ingen strømtenger	37063.00
Fluke 1736/INTL	4563550	3-fase effektlogger, Internasjonal versjon	38264.00
Fluke 1738/EUS	4563577	3-fase effektlogger, EU/US avansert versjon	45978.00
Fluke 1738/B	4588378	3-fase effektlogger, Avansert versjon, ingen strømtenger	38264.00
Fluke 1738/INTL	4588384	3-fase effektlogger, Internasjonal avansert versjon	43035.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	33550.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	33550.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	30669.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	33550.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	33550.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	30669.00
1742-6/Upgrade	4920964	1742 til 1746 oppgradering	16406.00
1742-8/Upgrade	4920973	1742 til 1748 oppgradering	30353.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	46029.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	46029.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	43149.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	46029.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	46029.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	43149.00
1746-8/Upgrade	4920986	1746 til 1748 oppgradering	16406.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	57548.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	57548.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	54668.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	57548.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	57548.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	54668.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Effektlogger (tre-fase), Topas	106303.00
Fluke 1760	2630744	Effektlogger (tre-fase), Topas	123178.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Effektlogger (tre-fase), Topas	145675.00
Fluke 1760TR	2637634	Effektlogger (tre-fase), Topas	162548.00
Fluke VR1710	3030923	Enfase nettkvalitetsovervåker	6936.00
C1740	4116762	Myk veske for 174X og 43X-II nettkvalitetsanalytatorer	1791.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
C437-II	4116743	Hardplastkoffert m/hjul 430 Series II	4590.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	1850.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	51463.00
Tilbehør til nettkvalitetsinstrumenter			
1743/1744 Poleset	3024485	Monteringssett (Fluke 1743/1744)	347.00
3140R	2650136	Strømtang, 400 A	3876.00
3210-PR-TF-II	4531769	1000A Fluke 1750 tynn flexi 61cm	5126.00
3310-PR-TF-II	4531778	5000A Fluke 1750 tynn flexi 61cm	7176.00
3312-PR-TF-II	4531784	5000A Fluke 1750 tynn flexi 122cm	8584.00
BP120MH	2544081	NiMH-batteri (120-serien/43B)	876.00
BE345	2839604	Batterieliminatør (Fluke 345)	1361.00
BP1730	4389436	Li Ion Batteri Pakke 3.7V 2500mAh (1730)	355.00
C120	646189	Hard koffert (43B/120-serien)	980.00
C17xx	4637381	FLUKE-17xx Myk veske	1206.00
CS1750	2673962	Hard koffert (Fluke 1750)	2260.00
1730 Hanger	4358028	Opphengs sett (1730)	491.00
1730 Cable	4395217	Kabel, AUX input kabel (1730)	257.00
1750/Case	2650124	Hard koffert (Fluke 1750)	5003.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - ekstra SEAT Lisens	9903.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - ekstra SITE Lisens	49621.00
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-fase Fluke 1735 & 1745 tynn flexi sett	15277.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-fase Fluke 1743/4 tynn flexi sett	16672.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A 1fase Fluke 1735 & 174X tynn flexi	3813.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	AUX inngangsadapter, 173X	1258.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Testledning for Fluke 173x; 0.1m	420.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-fase 36-INCH tynn flexi sett	14392.00
GPS430-II	4693803	GPS tidssynkroniseringsmodul (430-II-serien)	14807.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS tidssynkroniseringsmodul (Fluke 1760)	3730.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tommer	1707.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tommer	1815.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tommer	1922.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 tommer, 3 stk.	4911.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 tommer, 3 stk.	5233.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 tommer, 3 stk.	5552.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 tommer, 4 stk.	6407.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 tommer, 4 stk.	6833.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 tommer, 4 stk.	7261.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	1-fase ministrømtangsett	4490.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Trefase ministrømtangsett	4679.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Firefase ministrømtangsett	6295.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-fase 5A/50A ministrømtangsett for nettkvalitet	4490.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Trefase ministrømtangsett	4679.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Firefase ministrømtangsett	6295.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Trefase ministrømtangsett	4595.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Firefase ministrømtangsett	6295.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL strømtang	2136.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL strømtang, 3 stk.	6086.00
i400	2277225	AC strømtang (400 A)	1482.00
i400s	2277202	AC strømtang (400 A)	2594.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	6000A Fluke 430 tynn flexi 61 cm	3478.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	6000A Fluke 430 tynn flexi 61 cm 4 stk.	10428.00
i5s	2508467	AC-strømtang (5 A)	4785.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A strømtang	2796.00
i5sPQ3	2457508	AC strømtang (5 A), 3-pakke	11538.00
IEEE519/REPORT	4589748	Softwarelisens for IEEE519 rapportering	5243.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Magnetprober for 4mm banan, 4 stk.	944.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB til seriell RS232 adapter	369.00
OC4USB	2166266	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (USB)	1521.00
PM9080	1641983	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (RS232)	2471.00
TLS430	2157713	Testledninger og krokodilleklemmer (4 svarte, 1 grønn) - 430-serien	1129.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Strømtransformator med klemme 10A/1A (Fluke 1760)	3346.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Strømtransformator med klemme 50A/5A (Fluke 1760)	3346.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Strømtransformator med klemme 200A/20A (Fluke 1760)	3346.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	4026.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	4026.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	8054.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, delfinklemme, rød	182.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 nullmodemkabel, 3M	357.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, shunt 1 A AC/DC	1867.00
TPS Shunt 20MA	2540553	AC/DC grenkrets 20mA (Fluke 1760)	2856.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Spenningsprobe 10V (Fluke 1760)	2644.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Spenningsprobe 100V (Fluke 1760)	2644.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Spenningsprobe 400V (Fluke 1760)	2651.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Spenningsprobe 600V (Fluke 1760)	2651.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Spenningsprobe 1000V (Fluke 1760)	4590.00
VL1735/45	3276205	Banan firefase spenningsledningssett for Fluke-1735/45	2126.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	199.00
IP65 Adapter Set	4946241	IP65-merket spenningskontakt	2024.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	2024.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 stk.	4852.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 stk.	6469.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	2024.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 stk.	4852.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 stk.	6469.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	2421.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 stk.	5656.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 stk.	7273.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi forlengelsesledning, 5m	1211.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Testledningssett; 1000V CAT III, Ikke-stabelbar; 0.18 m; rød/sort	321.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Opphengsett	575.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS mottakerantenne	3228.00
F17XX Cable Markers	4921140	Merkese sett for kabler, 05MM	482.00
MP1-3R/1B	4944790	3 røde/1 sort magnetprober for 4 mm banan	804.00

Vibrasjonstestere

Fluke 805	4094385	Vibrasjonsmaler	15646.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibrasjonsmaler inkl. Fluke Connect	15646.00
Fluke 805/ES	4636786	Ekstern vibrasjon-sensor	10748.00
Fluke 810	3542635	Vibrasjonstester	87729.00
Fluke 820-2	4550041	LED-stroboskop	8755.00
Fluke 830	4454396	Laser innrettings verktøy	69612.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magnetisk brakett	7961.00
Fluke 830/Shims	4551330	Laser innrettings verktøy, skiver	7961.00
810S	3530828	Sensor	13215.00
810QDC	3530837	Kabel for hurtigfrakobling	1347.00
810SMM	3530862	Magnetfeste for sensor	1896.00
810SMP	3530855	Magnetfeste for sensor (10 stk)	258.00
SBP-810	3530843	Smart batteripakke	2406.00
Fluke-810PA	3986002	AC nettadapter med internasjonalt pluggsett	730.00

Prosesskalibratører

Prosesskalibratører i 700-serien

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	36816.00
Fluke 705	665091	Sløyfekalibrator	6687.00
Fluke 707	1617262	Sløyfekalibrator	7840.00
Fluke 707Ex	2032187	Egensikker sløyfekalibrator	10483.00
Fluke 709	4234350	Sløyfe kalibrator	7349.00
Fluke 709H	4234361	Sløyfe kalibrator og HART-kommunikasjonsverktøy	12004.00
Fluke 710	4991049	Sløyfekalibrator for ventiltesting, med HART	20650.00
Fluke 712B	4387857	RTD temperaturkalibrator	10166.00
Fluke 714B	4387869	TC temperaturkalibrator	10166.00
Fluke 715	620101	Volt/mA-kalibrator	11978.00
Fluke 717 1G	2547166	Trykkalibrator (68.9 mbar)	13438.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	13438.00
Fluke 717 100G	1630430	Trykkalibrator (7 bar)	13438.00
Fluke 717 30G	662897	Trykkalibrator (2 bar)	13938.00
Fluke 717 300G	2547175	Trykkalibrator (20 bar)	13438.00
Fluke 717 500G	2547182	Trykkalibrator (34.7 bar)	13438.00
Fluke 717 1000G	2547194	Trykkalibrator (69 bar)	13438.00
Fluke 717 1500G	2547203	Trykkalibrator (103.4 bar)	14616.00
Fluke 717 3000G	2547215	Trykkalibrator (207 bar)	14882.00
Fluke 717 5000G	2547232	Trykkalibrator (345 bar)	14882.00
Fluke 717-10000G	4058813	Trykkalibrator (690 bar)	14616.00
Fluke 718 30G	665075	Trykkalibrator (2 bar)	25600.00
Fluke 718 1G	2547148	Trykkalibrator (68.9 mbar)	26679.00
Fluke 718 100G	665080	Trykkalibrator (7 bar)	25600.00
Fluke 718 300G	2547153	Trykkalibrator (20 bar)	26679.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Egensikker trykkalibrator (2 bar)	32939.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Egensikker trykkalibrator (7 bar)	32939.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Egensikker trykkalibrator (20 bar)	32939.00
Fluke 719 30G	3315332	Elektrisk trykkalibrator (2 bar)	30977.00
Fluke 719 100G	3315344	Elektrisk trykkalibrator (7 bar)	30977.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Elektrisk trykkalibrator, 2 bar	29000.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Elektrisk trykkalibrator, 10 bar	29000.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Elektrisk trykkalibrator, 20 bar	29000.00
Fluke 720URTD	4382695	Universell RTD-adapter for 721, 721Ex og 719Pro	1496.00
Fluke-721-1601	4353241	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 6.9 bar	18320.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke-721-1603	4353283	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 20 bar	18320.00
Fluke-721-1605	4353327	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 34 bar	18320.00
Fluke-721-1610	4353366	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 69 bar	17993.00
Fluke-721-1615	4353401	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 103 bar	18320.00
Fluke-721-1630	4353447	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 200 bar	17993.00
Fluke-721-1650	4353486	Dobbel sensor trykkalibrator, 1.1 bar, 345 bar	17993.00
Fluke-721-3601	4353252	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 6.9 bar	18320.00
Fluke-721-3603	4353290	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 20 bar	18320.00
Fluke-721-3605	4353330	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 34 bar	18320.00
Fluke-721-3610	4353375	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 69 bar	18320.00
Fluke-721-3615	4353412	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 103 bar	17993.00
Fluke-721-3630	4353458	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 200 bar	18320.00
Fluke-721-3650	4353499	Dobbel sensor trykkalibrator, 2.48 bar, 345 bar	18320.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 6.9 bar	25170.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 20 bar	25170.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 34 bar	25170.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 69 bar	24720.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 103 bar	24720.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 200 bar	24720.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 345 bar	24720.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 6.9 bar	24720.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 20 bar	24720.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 34 bar	24720.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 69 bar	24720.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 103 bar	24720.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 200 bar	24720.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 345 bar	24720.00
Fluke 724	1553041	Temperaturkalibrator	20467.00
Fluke 725	664133	Multifunksjonsprosesskalibrator	28819.00
Fluke 725Ex	2098179	Egensikker multifunksjonell prosesskalibrator	34903.00
Fluke 726	2452080	Multifunksjonskalibrator	32886.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automatisk trykkalibrator , w/FC (2 Bar)	78714.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automatisk trykkalibrator, w/FC (10 Bar)	78714.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automatisk trykkalibrator, w/FC (20 Bar)	78714.00
Fluke 729 30G	4856990	Automatisk trykkalibrator (2 Bar)	76794.00
Fluke 729 150G	4856983	Automatisk trykkalibrator (10 Bar)	76794.00
Fluke 729 300G	4856976	Automatisk trykkalibrator (20 Bar)	76794.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Automatisk trykkalibrator, w/DPC Track2 Bundle	90638.00
Fluke 753 EU	4411027	Dokumenterende prosesskalibrator	47764.00
Fluke 754 EU	4400387	Dokumenterende prosesskalibrator	60220.00
Fluke 771	2646347	Prosesstang	5095.00
Fluke 772	3362352	Prosesstang	7300.00
Fluke 773	3362365	Prosesstang	10177.00
Fluke 787B	4777186	Prosessmeter	9331.00
Fluke 789/E	3977194	Process Meter	10425.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Prosessmeter og FC Connector	10107.00
Trykkmoduler			
Fluke-700G01	4353523	Trykkmåler, -10" to 10" WC (27 mbar)	6794.00
Fluke-700G02	4353538	Trykkmåler, -30" to 30" WC (69 mbar)	6794.00
700G04	4096972	Trykkmåler, +/- 1 bar	6784.00
700G05	4097514	Trykkmåler, 2 bar	6784.00
700G06	4097538	Trykkmåler, 6.9 bar	6784.00
700G07	4097561	Trykkmåler, 34 bar	6784.00
700G08	4097592	Trykkmåler, 69 bar	6784.00
700G27	4097545	Trykkmåler, 20 bar	6784.00
700G29	4097605	Trykkmåler, 200 bar	7049.00
700G30	4097610	Trykkmåler, 345 bar	7049.00
700G31	4097622	Trykkmåler, 690 bar	7049.00
Fluke-700GA4	4353545	Trykkmåler, 1 bar absolutt	6794.00
Fluke-700GA5	4353550	Trykkmåler, 2 bar absolutt	6794.00
Fluke-700GA6	4353561	Trykkmåler, 6.9 bar absolutt	6794.00
Fluke-700GA27	4353577	Trykkmåler, 20 bar absolutt	6794.00
700HTPK	4124358	Hydraulisk test pumpe, 0 til 690 bar	9617.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Premium hydraulisk testpumpesett	14352.00
Fluke 700MTH	4623345	Premium metrisk testslange for trykk	5380.00
Fluke 700M20TH	4623338	Premium M20 testslange for trykk	5283.00
700PCK	100062	Trykkmodulkalibreringssett	12154.00
Fluke 700PTPK	4124364	Pneumatisk test pumpe kit, 0 til 41 bar	5140.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Premium pneumatisk testpumpesett	13496.00
700G/TRACK	4123225	Data logging kabel & programvare	3804.00
Fluke-700RG05	4353589	Trykkmåler, Refereranse, +2 bar	7196.00
Fluke-700RG06	4353592	Trykkmåler, Refereranse, 6.9 bar	7196.00
Fluke-700RG07	4353605	Trykkmåler, Refereranse, 34 bar	7196.00
Fluke-700RG08	4353610	Trykkmåler, Refereranse, 69 bar	7196.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Fluke-700G10	4353654	Trykkmåler, 140 bar	6794.00
Fluke-700RG29	4353622	Trykkmåler, Refereranse, 200 bar	7818.00
Fluke-700RG30	4353631	Trykkmåler, Refereranse 345 bar	7679.00
Fluke-700RG31	4353646	Trykkmåler, Refereranse, 690 bar	7818.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Premium testslange for trykktransmittere, 5K?	5380.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Premium testslange for trykktransmittere, 10K	6279.00
750P00	4352270	Overtrykksmodul (0 - 2.5 mbar)	15720.00
750P01	4352281	Overtrykksmodul (0 - 25 mbar)	12140.00
750P02	4352750	Overtrykksmodul (0 - 70 mbar)	11922.00
750P22	4352296	Overtrykksmodul (0 - 70 mbar)	11922.00
750P03	4352738	Overtrykksmodul (0 - 350 mbar)	11922.00
750P23	4352308	Overtrykksmodul (0 - 350 mbar)	12140.00
750P04	4352313	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	12140.00
750P24	4352324	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	12140.00
750P05	4352336	Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	12140.00
750P06	4352349	Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	12140.00
750P27	4352351	Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	12140.00
750P07	4352360	Overtrykksmodul (0 - 35 bar)	12140.00
750P08	4352372	Overtrykksmodul (0 - 70 bar)	12140.00
750P09	4352385	Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	12140.00
750P2000	4352397	Overtrykksmodul (0 - 140 bar)	12140.00
750P29	4352403	Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	19247.00
750P30	4352415	Overtrykksmodul (0 - 340 bar)	19247.00
750P31	4352426	Overtrykksmodul (0 - 700 bar)	19247.00
750PA3	4352432	Overtrykksmodul (0 - 350 mbar)	13988.00
750PA4	4352444	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	13988.00
750PA5	4352459	Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	13988.00
750PA6	4352467	Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	13988.00
750PA27	4352471	Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	13738.00
750PA7	4352480	Overtrykksmodul (0 - 35 bar)	13988.00
750PA8	4352498	Overtrykksmodul (0 - 70 bar)	13579.00
750PA9	4352500	Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	13336.00
750PV3	4352517	Overtrykksmodul (-350 mbar)	13336.00
750PV4	4352521	Overtrykksmodul (-1 bar)	13579.00
750PD2	4352539	Overtrykksmodul (-70 - 70 mbar)	13579.00
750PD3	4352542	Overtrykksmodul (-350 - 350 mbar)	13579.00
750PD10	4352556	Overtrykksmodul (-700 - 700 mbar)	13336.00
750PD4	4352563	Overtrykksmodul (-1 - 1 bar)	13579.00
750PD5	4352574	Overtrykksmodul (-1 - 2 bar)	13579.00
750PD50	4352588	Overtrykksmodul (-1 - 3.5 bar)	13336.00
750PD6	4352595	Overtrykksmodul (-1 - 7 bar)	13579.00
750PD7	4352602	Overtrykksmodul (-1 - 14 bar)	13579.00
750PD27	4352616	Overtrykksmodul (-1 - 20 bar)	13579.00
750R04	4352625	Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	13336.00
750R06	4352633	Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	13579.00
750R27	4352640	Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	13336.00
750R07	4352657	Overtrykksmodul (0 - 35 bar)	13579.00
750R08	4352669	Overtrykksmodul (0 - 70 bar)	13336.00
750R29	4352678	Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	20407.00
750R30	4352684	Overtrykksmodul (0 - 340 bar)	20043.00
750R31	4352691	Overtrykksmodul (0 - 700 bar)	20043.00
750RD5	4352706	Overtrykksmodul (-1 - 2 bar)	14988.00
750RD6	4352714	Overtrykksmodul (-1 - 7 bar)	14988.00
750RD27	4352723	Overtrykksmodul (-0.8 - 20 bar)	14988.00
750P01Ex	4558658	Ex Overtrykksmodul (0 - 25 mbar)	23014.00
750P24Ex	4558686	Ex Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	23014.00
750P05Ex	4558664	Ex Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	23014.00
750P06Ex	4558673	Ex Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	23014.00
750P27Ex	4558699	Ex Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	23014.00
750P09Ex	4558725	Ex Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	23014.00
750P29Ex	4558702	Ex Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	39316.00
750PA4Ex	4558716	Ex Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	24932.00
Prosesskalibratortilbehør			
700HTH-1	2811795	Hydraulisk testslange	8103.00
700ILF	1566730	Seriefilter	935.00
700LTP-1	2811763	Lavtrykkstestpumpe	8944.00
700-IV	202561	Strømslutt	4276.00
700PMP	617131	Trykkpumpe (10 bar)	6033.00
700PRV-1	2811808	Trykkavlastingsventil for 700HTP	9571.00
700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpumpe	7799.00
700SC	667425	Kabel til serielt grensesnitt (Fluke 725/725Ex/726)	2036.00
700TC1	620119	Termokoblingspluggsett (10 typer)	1226.00
700TC2	620127	Termokoblingspluggsett (5 typer)	999.00
Fluke 720RTD	4366669	RTD-probe for 721, 721Ex og 719Pro	2493.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
787CAL 230	662996	Kalibreringsmodul (Fluke 787)	9752.00
BC7217	668217	Batterilader	2764.00
BE9005 240	946652	Batterieliminatør	2500.00
BP7235	668225	NiMH-batteri	2300.00
C700	606928	Hard bærekoffert (700-serien)	3061.00
C789	946694	Myk meterveske	1738.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2412.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1385.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	10047.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	425.00
BP7240	4022220	753/754 ekstra batteri	1504.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	30048.00
BC7240	4022655	Batterilader (753/754)	397.00
HART Drywell Cable	2111088	Kabelsett, Hart tørrblokkkontroll	1362.00
Fluke-71x	3345825	Slange sett	859.00
Fluke 700TLK	3829398	Testledningssett prosess	1208.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Programvare for logging med kabel	3759.00
Fluke 720URTD	4382695	Universell RTD-adapter for 721, 721Ex og 719Pro	1496.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	850.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Væske filter til 718 og 719 Pro	3041.00

Generelt tilbehør

Testledninger, testprober og testklemmer			
80K-15	618113	Høyspenningsprobe	2607.00
AC175	4101772	Alligatorklemmesett med gjenger	229.00
AC220	1610103	SureGrip krokodilleklemmesett	401.00
AC280	1610115	SureGrip hakeklemmesett	295.00
AC283	1610144	SureGrip pinsett-klemmesett	365.00
AC285	1610159	SureGrip krokodilleklemmesett	193.00
AC285-FTP	4073928	Krokodilleklemmer og adaptere (FTP-1, FTPL-1)	226.00
AC288	4617784	SureGrip™ Probe for rekkeklemmer	351.00
AC87	1278079	Robuste skinneklemmer	412.00
AC89	873448	Kraftig gjennomtrengende testklemme for isolasjon	459.00
BP980	1616807	Dobbel banankontakt sett	473.00
FTP-1	3869437	Probesett med sikring	900.00
FTPL-1	3869443	Probesett med sikring og testledninger	1050.00
H900	1616818	Testledningsholder	259.00
Leadwrap	4083525	Solide nylonstroppe for lagring av probeledninger, 3 stk.	86.00
T5-Kit	3971169	T5-sett	459.00
T5-RLS	4089137	Erstatningssett testledninger (T5)	194.00
TL175	3521976	Twist Guard testledninger	235.00
TL175E	3565554	Twist Guard testledninger, 4mm	279.00
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip industrielt testledningssett	691.00
TL221	2003602	SureGrip skjøteledningssett	295.00
TL222	2003616	SureGrip silikontestledningssett	295.00
TL223-1	3971184	SureGrip testledningssett for elektro	666.00
TL224	1610198	SureGrip silikontestledningssett	278.00
TL225-1	3971191	TL225, testledningssett mot spøkesspenning	947.00
TL238	2132831	SureGrip høyenergi testledningssett	680.00
TL27	668571	Kraftig testledningssett	295.00
TL40	1590606	Testledningssett med forlengbar spiss	484.00
TL71-1	3971207	TL71, testledningssett	227.00
TL75-1	3971218	TL75, testledningssett	203.00
TL76	2032684	Testledningssett, alt-i-ett	379.00
TL80A-1	3971229	TL80A, testledningssett	658.00
TL81A	1277073	Deluxe elektronisk testledningssett	1482.00
TL910	1616632	Elektronisk testledningssett (med utbyttable spisser)	680.00
TL930	1616671	Testledning (60 cm)	150.00
TL932	1616680	Testledning (90 cm)	168.00
TL935	1616698	Testledningssett (60, 90, 120 cm)	516.00
TL940	1616705	Testledninger med minikrok	168.00
TL950	1616710	Testledninger med miniklemme	295.00
TL960	1616722	Testledninger med mikrokrok	168.00
TL970	1616793	Testledningssett med krok og klemme	658.00
TLK1550-RTL	4112351	Integrert testledning og 10KV klemme	2064.00
TLK220	2097022	SureGrip tilbehørspakke	1359.00
TLK-225	3971234	TLK225, SureGrip hovedsett	1482.00
TLK281-1	3971241	TLK281, testledningssett for auto	1251.00
TLK-282-1	3971252	TLK282, Deluxe testledningssett for auto	1588.00
TLK287	3045631	Elektronisk hovedtestledningssett	1616.00
TLK289	3092521	Industrielt hovedtestledningssett	1616.00
TLK290	2435092	Testledningssett	529.00
TLK291	2435108	Testprobesett med sikring	541.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
TP1-1	3971265	TP1, testprober	152.00
TP175	3521983	TwistGuard testprober, 2mm diameter probespisser	150.00
TP175E	3565568	TwistGuard testprober, 2mm diameter probespisser med 4mm adaptere	182.00
TP2-1	3971283	Tp2, testprober	169.00
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip testprober	169.00
TP38	1541636	Tynn testprobe (isolert)	150.00
TP74	1541649	Testprober med lanternespiss	168.00
TP80	873455	Elektroniske testprober	332.00
TP912	1616644	Ekstra spisser til TL910	295.00
TP920	1616659	Adaptersett til testprober	473.00

Strømtenger

80i-110s	114519	AC/DC strømtang (100 A)	7023.00
i1000s	1568487	AC strømtang (1000 A)	6055.00
i1010	617735	AC/DC strømtang (1000 A)	4274.00
i1010 Kit	2096998	AC/DC strømtang (1000A) med myk veske	4373.00
i200	664755	AC strømtang (200 A)	1482.00
i2000 flex	2584912	AC fleksibel strømtang (2000 A)	2835.00
i200s	664760	AC strømtang (200 A)	2471.00
i30	2584920	AC/DC strømtang (30A)	3705.00
i3000 flex-4PK	2696367	AC strømtang (3000 A), 4-pack	12349.00
i3000s	657202	AC strømtang (3000 A)	6915.00
i3000s flex-24	2584888	AC fleksibel strømtang (300A), 610 mm	4373.00
i3000s flex-36	2584901	AC feksibel strømtang (3000 A), 915 mm	5211.00
i30s	2584935	AC/DC strømtang (30A)	5185.00
i310s	2840309	AC/DC strømtang (300 A)	3188.00
i400	2277225	AC strømtang (400 A)	1482.00
i400s	2277202	AC strømtang (400 A)	2594.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Current Clamp (1750)	3410.00
i410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	2471.00
i410 Kit	2097005	AC/DC strømtang (400A) med myk veske	2750.00
i6000s flex-24	2840311	AC strømtang (6000 A)	5609.00
i6000s flex-36	2840327	AC strømtang (6000 A)	6417.00
i800	2840283	AC strømtang (800 A)	2060.00

Temperaturløstør

80AK-A	2747812	Termokoblingsadapter	272.00
80BK-A	2747801	Integrert DMM-temperaturprobe (Type K)	308.00
80CJ-M	833046	Minikontakter (type J) hann	203.00
80CK-M	779942	Minikontakter (type K) hann	203.00
80PJ-1	1288191	Universalprobe (type J)	227.00
80PJ-9	1288218	Universalprobe (type J)	610.00
80PJ-EXT	1288234	Utvidelsesledningssett (type J)	541.00
80PK-1	750422	Universalprobe (type K)	290.00
80PK-10	3439199	Temperaturprobe for rør (type K)	2104.00
80PK-11	2724500	Velcro temperaturprobe	354.00
80PK-18 Kit	3448859	Temperaturprobe for rør sett	3431.00
80PK-22	2098684	SureGrip nedsenkningsprobe	947.00
80PK-24	2098691	SureGrip luftprobe	1238.00
80PK-25	2098706	SureGrip innstikkprober	1118.00
80PK-26	2098714	SureGrip universalprobe	1238.00
80PK-27	2098723	Suregrip industriell overflateprobe	3582.00
80PK-3A	874610	Overflateprobe (type K)	2170.00
80PK-8	200360	Temperaturprobe for rør (type K)	1728.00
80PK-9	1288229	Universalprobe (type K)	610.00
80PK-EXT	1288241	Utvidelsesledningssett (type K)	541.00
80PR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66/68)	680.00
80PT-25	2104397	SureGrip innstikkprober	1009.00
80PT-EXT	1288252	Utvidelsesledningssett (type T)	541.00
80T-150UA	3190456	Universal temperaturprobe (for DMM)	2626.00
80TK	736736	Termokoblingsmodul (type K)	1321.00

Vesker og hylstre

C10	897744	Meterhylster	229.00
C100	827055	Hard koffert til meter og tilbehør	627.00
C101	2437514	Hard koffert	568.00
C115	2826063	Myk meterveske	568.00
C116	2826074	Myk meterveske	676.00
C120	646189	Hard koffert (43B/120-serien)	980.00
C125	646858	Myk veske	448.00
C12A	930529	Myk meterveske	275.00
C150	4111540	Myk meterveske	280.00
C1600	2091049	Verktøykasse til meter og tilbehør	359.00
C1620	4359042	Bæerveske	2041.00
C190	677401	Hard koffert (190-serien)	2346.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
C195	677408	Myk veske	2151.00
C20	708396	Hard meterkoffert	591.00
C23	1663209	Myk meterveske	229.00
C25	681114	Myk meterveske	534.00
C280	3182785	Myk meterveske	610.00
C33	1664120	Myk meterveske	254.00
C345	3311173	Myk bæreveske	719.00
C35	2826056	Myk meterveske	441.00
C43	1663230	Myk meterveske	750.00
C50	762823	Myk meterveske	369.00
C510	1547885	Meterveske i skinn	700.00
C520A	1629104	Testerveske i skinn	546.00
C550	1547919	Verktøybag	1214.00
C75	865535	Myk tilbehørsveske	156.00
C781	619988	Myk meterveske	866.00
C789	946694	Myk meterveske	1738.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase for 75X	770.00
C800	896220	Hard koffert til meter og tilbehør	642.00
C90	466029	Myk meterveske	375.00
CXT170	3352567	Koffert for ekstreme forhold	1597.00
CXT280	3352571	Koffert for ekstreme forhold	1597.00
CXT80	3352559	Koffert for ekstreme forhold	1597.00
CXT1000	4628917	Meget robust koffert	1597.00
FLUKEPACK30	4983088	Proff verktøy ryggsekk	1599.00
H3	1608458	Hylster (330-serien)	395.00
H5	649365	Hylster for elektrisk tester (Fluke T5)	278.00
H6	2152040	Hylster for Fluke 63/65/68/561 infrarøde termometre	264.00
H-T6	4910585	T6 beltehylster	312.00
H15	4111533	Hylster (T100-serien)	272.00
H80M	2138458	Hylster + Magnetisk opphengssett	383.00
Biltilbehør			
BP880	2150594	BNC til dobbel stablebar hunnbananplugg	133.00
BP881	2151015	BNC til dobbel stablebar hannbananplugg	155.00
PV350	919811	Trykk/undertrykk-modul	2750.00
RPM80	880849	Induktiv pickup	872.00
SCC128	2100199	Auto-tilbehørssett (120-serien)	6824.00
SCC198	2100208	Auto-tilbehørssett (190-serien)	8576.00
STL90	201233	Skjermet testledningssett (120/190-serien)	2296.00
TAS90	614187	Auto-tilbehørssett (120/190-serien)	745.00
TL28A	1273185	Auto-testledningssett	516.00
TL82	2150636	Spiss & sokkel biladaptersett	1069.00
TP40	1567573	Stive, slanke prober for bil (fem) (4 mm)	354.00
TP81	2149098	Isolasjonsgjennomtrengende klemmesett (4 mm)	485.00
TP82	2149080	Isolasjonsgjennomtrengende klemmesett (4 mm)	485.00
TP88	2149102	Sett med stive, slanke probespisser	125.00
Annet tilbehør			
80K-40	382846	Høyspenningsprobe	2727.00
80K-6	532424	Høyspenningsprobe	1469.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	938.00
FOM	200428	Fiberoptisk modul	5308.00
FOS-850	200433	Fiberoptisk lyskilde	3199.00
FOS-850/1300	200441	Fiberoptisk lyskilde	7860.00
L200	2096346	Probelampe	203.00
L205	2098588	Lys med klemme	259.00
L206	2098595	Deluxe hodelys	363.00
L210	2096379	Probelampe og probeforlenger	354.00
L215	2096368	SureGrip -pakke med probelampe og -forlenger	801.00
LVD1	4571403	Spenningsdetektor med lys	270.00
LVD2	2740300	Spenningsdetektor med lys	316.00
MC50	2092300	MeterCleaner våtservietter (50-pakke)	801.00
MC6	2092212	MeterCleaner våtservietter (6-pakke)	116.00
PV350	919811	Trykk/undertrykk-modul	2750.00
SV225	3100477	Spenningsfilter	596.00
TPAK	1281997	ToolPak, meteropphengssett	354.00
FL-45 EX	4972422	Egensikker lommelykt, 45 lumen	449.00
FL-120 EX	4972431	Egensikker lommelykt, 120 lumen	699.00
FL-150 EX	4972446	Egensikker lommelykt, 150 lumen	849.00
HL-200 EX	4972410	Egensikker hodelykt, 200 lumen	849.00

Modell	Art. nr	Beskrivelse	NOK
Sikringer			
943121	943121	Sikring A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	44.10
803293	803293	Sikring A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	81.10
830828	830828	Sikring, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	76.40
2279339	2279339	Sikring, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	104.50
740670	740670	Sikring, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	34.20
Programvare			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1385.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2412.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms programvare og kabel (8845A/8846A)	2619.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1492.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms-oppgradering	1214.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	425.00
SCC120E	646684	FlukeView programvare og USB kabel (120-serien)	4262.00
SCC120F	646692	FlukeView Forms programvare og kabel (Fluke 123)	4185.00
SCC190	671826	FlukeView programvare og USB kabel og veske (serie 190)	5959.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	3271.00

Fluke Norge AS

Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo

Tlf: 800 18 227
 Fax: 800 18 228
 E-mail: info@no.fluke.com
 Web: www.fluke.no

10001 - Fluke Test Tools Price List End
 Customer - Norwegian
 Rev. 37

Prisene kan endres uten forutgående varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.

16 Alle priser er oppgitt ekskl mva og ekskl miljøavgift.