

Fluke Test Tools pricelist

Valid from 01.03.2023

Model	Article Nr.	Description	NOK
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	FC trådløst digitalt multimeter	3406
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kombinasjonspakke for elektriker, med tilbehørsett	4850
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Kombinasjonspakke for elektronikk, med tilbehørsett	4346
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Trådløst multimeter Fluke 3000FC med TPAK magnetoppheng	3676
FLK-A3000FC	4401588	FC trådløs AC-strømtangmodul	2213
FLK-A3000FC KIT	4465618	FC trådløst basissett med A3000 modul	5015
FLK-A3001FC	4459439	FC trådløs IFLEX AC-strømmodul	2554
FLK-A3001FC KIT	4465665	FC trådløst basissett med I3000 modul	5448
FLK-A3002FC	4459442	FC trådløs AC/DC-strømmodul	1702
FLK-A3003FC	4629295	FC trådløs 2000A DC strømtang	7277
FLK-A3004FC	4629301	FC trådløs 4-20mA DC strømtang	8514
FLK-T3000FC	4401563	FC trådløs temperaturmodul (type K)	2213
FLK-T3000FC KIT	4465652	FC trådløst basissett med T3000 modul	5106
FLK-V3000FC	4401556	FC trådløs AC-spenningsmodul	2382
FLK-V3000FC KIT	4465641	FC trådløst basissett med V3000 modul	5820
FLK-V3001FC	4459421	FC trådløs DC-spenningsmodul	2722
FLK-V3001FC KIT	4467777	FC trådløst basissett med V3001 modul	5787
Fluke Connect - Accessories			
FLUKE-IR3000FC	4460436	FC trådløs IR-adapter	1744
Digital Multimeters			
110 Series Multimeters			
C50	762823	Myk meterveske	502
FLUKE-113 EUR	3088053	Multimeter med lav inngangsimpedans, sann RMS	1602
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimeter, sann RMS	2120
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimeter, sann RMS	2487
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimeter, sann RMS	3026
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Multimeter og strømtang i en pakke	4206
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Multimeter og IR-termometer i en pakke	3896
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimeter, sann RMS	3021
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Multimeter og strømtang i en pakke	3970
FLUKE-117/PRV240	4636971	Tester for spenningsverifisering, Fluke 117 multimetersett	4180
170 Series Multimeters			
C90	466029	Myk meterveske	493
FLUKE-175 EDSNF	1592895	Multimeter, sann RMS	3277
FLUKE-177 EDSNF	1592863	Multimeter, sann RMS	3933
FLUKE-179 EDSNF	1592839	Multimeter, sann RMS	4590
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Multimeter med tilbehør for elektronikk	5201
FLUKE-179/MAG2 KIT	4869295	Multimeter med tilbehørsett	4154
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179 IMSK multimeterpakke til industribruk; med Fluke 179 multimeter og Fluke 323 strømtang	5859
200 Series Multimeters			
BC500TMM	4820410	Batterilader til Fluke 279	1684
C280	3182785	Myk veske til 280-serien	829
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit med trådløs IR-modul	10828

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit med trådløs IR-modul	11601
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter med avtakbar skjerm	4675
FLUKE-279FC I/B	4989200	Trådløst sann RMS termografimultimeter med ekstra batteri	12982
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Trådløst sann RMS termografimultimeter med iFlex	11801
FLUKE-287/EUR	3947781	Multimeter for elektronikk, sann RMS og trendlogging	7995
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Fluke 287 og FlukeView Forms pakke	9359
FLUKE-289/EUR	3947801	Multimeter for elektronikk, sann RMS og trendlogging	8506
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Fluke 289 og FlukeView Forms pakke	9818
FLUKE-289/IMSK	3449156	Fluke 289 IMSK multimeterpakke til industribruk; med Fluke 289 multimeter og Fluke i400 AC-strømtang	9281
20 Series Multimeters			
C25	681114	Myk meterveske	726
FLUKE-27II/EUR	3947770	Industrielt multimeter (IP67)	7448
FLUKE-28II/EUR	3947820	Industrielt multimeter (IP67), sann RMS	7448
FLUKE-28IIEX	4017165	Ex egensikkert digitalt multimeter med sann RMS	16268
70 Series Multimeters			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimeter	5620
80 Series Multimeters			
C25	681114	Myk meterveske	726
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Pakke med Fluke 87V MAX DMM og PVLEAD1 MC4-testledninger	8138
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimeter	5518
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Kombinasjonssett for industriell bruk (Fluke 87V, testledninger og veske)	7104
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multimeter, sann RMS	5919
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V IMSK servicepakke med industrimultimeter; med Fluke 87V multimeter og i400 AC-strømtang	7521
FLUKE-87V-MAX	5140033	Fluke 87V-MAX, ekstra robust sann-RMS digitalt multimeter med IP67	7151
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Fluke 87V MAX E2 kombinasjonspakke for industriellelektrikere; med TL224, AC220, TL238 + ToolPak	8455
Clamp Meters			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Pakke med Fluke 393 FC strømtang og MC4-testledninger	8337
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Pakke med Fluke 393 FC-tang, IRR1 innstrålingsmåler og MC4-testledninger	11834
FLUKE-323	4152628	Strømtang med sann RMS	1546
FLUKE-324	4152637	Strømtang med sann RMS	1854
FLUKE-325	4152643	Strømtang med sann RMS	2766
FLUKE-353	2840252	AC/DC-strømtang med sann RMS	7526
FLUKE-355	2840265	AC/DC-strømtang med sann RMS	9798
FLUKE-365/E	3790607	AC/DC strømtang med sann RMS og avtakbar kjeft	3248
FLUKE-368 FC	4709907	Lekkasjestrømtang med 40mm kjeft, med Fluke Connect	8388
FLUKE-369 FC	4709934	Lekkasjestrømtang med 61mm kjeft, med Fluke Connect	8722
FLUKE-373/E	3790564	AC strømtang med sann RMS	2907
FLUKE-374 FC	4696001	600A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS	5128
FLUKE-375 FC	4695932	600A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS	5802
FLUKE-376 FC	4695861	1000A AC/DC trådløs strømtang med sann RMS og iFlex	6832
FLUKE-377 FC/E	5111858	Fluke 377 FC kontaktfri AC/DC-strømtang med spenningsmåling, sann RMS og iFlex	6625

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-377/E	5225745	Fluke 377 kontaktfri AC/DC-strømtang med spenningsmåling, sann RMS og iFlex	7130
FLUKE-378 FC/E	5225723	Fluke 378 FC kontaktfri AC/DC-strømtang med spenningsmåling, sann RMS og iFlex	7659
FLUKE-378/E	5225761	Fluke 378 kontaktfri AC/DC-strømtang med spenningsmåling, sann RMS og iFlex	8243
FLUKE-381	3610452	AC/DC strømtang med sann RMS, iFlex og avtakbar skjerm	7354
FLUKE-393/E	5274939	393 strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V	7700
FLUKE-393FC/E	5274900	393 FC strømtang med sann RMS og iFlex, klassifisert til CAT III 1500 V	7700
FLUKE-902 FC	4695814	Trådløs strømtang for HVAC, sann rms	3970
FLUKE-I2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	1680
FLUKE-I2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	1680
H3	1608458	Hylster (330-serien)	522
PVLEAD1	5301188	MC4 til 4MM testledningssett, sort/rød	539,88
PVLEAD3	5301195	MC4 Solenergi klemmesett	866,6
Bench Multimeters			
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms programvare og kabel (8845A/8846A)	3701
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	2108
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms-oppgradering (kun programvare)	1715
Automotive Meters			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Multimeterpakke for bil	8287
Hand Tools			
IB117KEUR	5195045	Startpakke m/Fluke 117 elektriker-multimeter og 8 isolerte håndverktøy (5 skrutrekkere og 3 tenger)	5199
IB117L	5133953	Fluke 117 elektriker-multimeter og 3 isolerte skrutrekkere: SLS3 + ISLS5 + IPHS2	3898
IB117M	5133966	Fluke 117 elektriker-multimeter og 5 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	4157
IB179K-EDSNF	5134028	Startpakke m/Fluke 179 sann-RMS multimeter og 8 isolerte håndverktøy (5 skrutrekkere og 3 tenger)	6501
IB179L-EDSNF	5134004	Fluke 179 sann-RMS digitalt multimeter og 3 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	5199
IB179M-EDSNF	5134019	Fluke 179 sann-RMS multimeter og 5 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	5460
IB376KEUR	5195061	Startpakke m/Fluke 376 FC strømtang og 8 isolerte håndverktøy (5 skrutrekkere og 3 tenger)	8717
IB376L	5134134	Fluke 376 FC strømtang og 3 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	7545
IB376M	5134141	Fluke 376 FC strømtang og 5 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	7805
IB875KEUR	5195050	Startpakke m/Fluke 87V industrimultimeter og 8 isolerte håndverktøy (5 skrutrekkere og 3 tenger)	8458
IB875L	5134096	Fluke 87V industrimultimeter og 3 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	7154
IB875M	5134107	Fluke 87V multimeter med sann-RMS og 5 isolerte skrutrekkere: ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	7416
IBT6KEUR	5195077	Startpakke m/T6-1000 elektrotester og 8 isolerte håndverktøy (5 skrutrekkere og 3 tenger)	4734

Model	Article Nr.	Description	NOK
IKPK7	5067392	Startpakke m/Fluke Pack30 verktøyryggsekk og 8 isolerte håndverktøy (5 skrutrekkere og 3 tenger)	4694
IKPL3	5067377	Pakke med 3 isolerte tenger, 1000 V	1895
IKSC7	5067345	Pakke med 7 isolerte skrutrekkere, 1000 V (3 flate, 2 stjerne, 2 firkant)	1513
IKST7	5067389	Startpakke med isolerte håndverktøy: 5 isolerte skrutrekkere og 3 isolerte tenger, 1000 V	3038
INCP8	5067267	Isolert universaltang, 200 mm, 1000 V	636
INDC8	5067244	Isolert avbitertang, 200 mm, 1000 V	764
INLP8	5067232	Isolert flattang med avbiter, 200 mm, 1000 V	701
INPP10	5067259	Isolert pumpetang med hurtigjustering, 250 mm, 1000 V	891
IPHS1	5067306	Nr.1 stjerneskrutrekker. Sertifisert til 1000 V vekselspanning og 1500 V likespenning.	232
IPHS2	5067314	Nr.2 stjerneskrutrekker. Sertifisert til 1000 V vekselspanning og 1500 V likespenning.	297
ISLS3	5067271	Isolert flat skrutrekker 2,5 mm x 75 mm, 1000 V	204
ISLS5	5067280	Isolert flat skrutrekker 4 mm x 100 mm, 1000 V	204
ISLS8	5067298	125 mm skrutrekker med 6 mm flat spiss.Sertifisert til 1000 V vekselspanning og 1500 V likespenning.	297
ISQS1	5067323	Isolert firkant-skrutrekker #1, 100 mm, 1000 V	280
ISQS2	5067338	Isolert firkant-skrutrekker #2, 125 mm, 1000 V	280
RUP8	5081598	Sammenrullbar verktøymappe	256
Electrical Testers			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Spenningsdetektor, 5 i pakken	1337
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Spenningsdetektor 200-1000V	306
FLUKE-1000FLT	4472387	Lysrørtester	2975
FLUKE-1AC-A1-II	2432932	Spenningsdetektor	339
FLUKE-2042	2435038	Kabel søker (sender + mottaker)	9659
FLUKE-2042T	2435045	Kabel søker, ekstra sender	4854
FLUKE-9040EUR	4014969	Fase/motorrotasjonstester	2697
FLUKE-9062	2435077	Fase/motorrotasjonstester	2274
FLUKE-T110	4016950	Spennning og kontinuitets tester med variabel belastning	904
FLUKE-T130	4016961	Spennning og kontinuitets tester med LCD og variabel belastning	1370
FLUKE-T150	4016977	Spennning og kontinuitets tester med LCD, ohm og variabel belastning	1663
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke-T150 +PRV240 Proving Unit Kit	3406
FLUKE-T90	4016945	Spennning- og kontinuitetstester	637
H5	649365	Hylster for elektrisk tester (Fluke T5)	378
H-T6	4910585	T6 beltehylster	423
LVD1A	4571403	Spenningsdetektor med lys	348
LVD2	2740300	Spenningsdetektor med lykt	429
PRV240	4566209	Tester for spenningsverifisering	2125
PRV240FS	4910310	Kontrollenhet for T6 med kontaktfri spenning, multimeter og strømtenger	2034
T5-1000 EUR1	659570	Elektrisk tester	2153
T5-600 EUR1	659612	Elektrisk tester	1915
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Fluke T5-600, termometer og spenningsdetektor i en pakke	3076
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Fluke T5-1000 med tilbehør (H5 og 1AC)	2459
T6-1000/EU	4910257	Elektrotester med FieldSense™, 1000V	3543
T6-1000PRO/EU	5134758	Elektrotester Fluke T6-1000 PRO	3651

Model	Article Nr.	Description	NOK
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Spennings tester med IR-termometer og spenningsdetektor	3887
T6-600/EU	4910322	Elektrotester med FieldSense™, 600V	2748
TL1500DC	5313782	TL1500DC isolerte testledninger	404
Laser Levels			
3 point lasers			
PLS 3G KIT	5009378	Trepunkts grønn laser, pakke	3340
PLS 3G Z	5009369	Trepunkts grønn laser	2782
PLS 3R KIT	5009357	Trepunkts rød laser, pakke	2809
PLS 3R Z	5009340	Trepunkts rød laser	2251
5 point lasers			
PLS 5G KIT	5009414	Fempunkts grønn laser, pakke	4457
PLS 5G Z	5009406	Fempunkts grønn laser	3953
PLS 5R KIT	5009391	Fempunkts rød laser, pakke	3858
PLS 5R Z	5009384	Fempunkts rød laser	3464
Cross line and point lasers			
PLS 6G RBP KIT	5116068	PLS 6G RBP KIT grønn kryss- og punktlaser, pakke med oppladbart batteri	6678
PLS 6G RBP SYS	5116079	PLS 6G RBP SYS grønn kryss- og punktlaser, system med oppladbart batteri	8015
PLS 6G Z	5009461	Grønn kryss- og punktlaser	5317
PLS 6R RBP KIT	5195802	PLS 6R RBP KIT rød kryss- og punktlaser, pakke med oppladbart batteri	5342
PLS 6R RBP SYS	5195833	PLS 6R RBP SYS rød kryss- og punktlaser, system med oppladbart batteri	6678
PLS 6R Z	5009423	Rød kryss- og punktlaser	4076
Cross line lasers			
PLS 180G RBP KIT	5116087	PLS 180G RBP KIT grønn krysslaser, pakke med oppladbart batteri	4542
PLS 180G RBP SYS	5116093	PLS 180G RBP SYS grønn krysslaser, system med oppladbart batteri	5342
PLS 180G Z	5017287	Grønn krysslaser	3912
PLS 180R RBP KIT	5195840	PLS 180R RBP KIT rød krysslaser, pakke med oppladbart batteri	3606
PLS 180R RBP SYS	5195857	PLS 180R RBP SYS rød krysslaser, system med oppladbart batteri	4542
PLS 180R Z	5017279	Rød krysslaser	3041
3x360 Lasers			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Rød treplanslaser, bare laseren og lerretspose	3729
PLS 3X360R KIT	5114127	Rød treplanslaser, pakke med koffert og brakett	5964
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Grønn treplanslaser, bare laseren og lerretspose	4628
PLS 3X360G KIT	5114153	Grønn treplanslaser, pakke med koffert og brakett	6543
PLS HGI3X360R	5204916	PLS HGI2x360G glassinsats for PLS 3x360R laserhus	325
PLS HGI3X360G	5214800	PLS HGI2x360G glassinsats for PLS 3x360G laserhus	325
PLS 3X360 MLB	5214817	Magnetisk L-feste til PLS 3x360, med mikro- og høydejustering	619
PLS 3X360 CB	5214821	Takbrakett for PLS 3X360 MLB	338
PLS 3X360 HC	5221067	Formstøpt hardplastkoffert for PLS 3x360	254
Rotary lasers			
Horizontal rotary lasers			
PLS H2 KIT	5022496	PLS H2 rød rotolaserpakke med trebent stativ og siktestang	14372
PLS H2 Z	5022470	PLS H2 rotolaser, rød, kun instrument	7879
Manual slope rotary lasers			
PLS HV2G KIT	5022520	PLS HV2G rotolaserpakke, grønn	19169
PLS HV2G Z	5022535	PLS HV2G rotolaser, grønn, kun instrument	11907
PLS HV2R KIT	5022558	PLS HV2R rød rotolaserpakke med trebent stativ og siktestang	17660

Model	Article Nr.	Description	NOK
PLS HV2R Z	5022501	PLS HV2R rotolaser, rød, kun instrument	10261
Accessories lasers			
PLS BC20	5022618	Ladeledning for PLS RBP10	463
PLS BP5	5031952	PLS BP5 alkalisk batteripakke	533
PLS C18	4985124	Verktøykasse for laservatne	1049
PLS FS	5031929	Gulvstativ for PLS 3, 5 og 6	205
PLS GR16	5022652	PLS GR16 siktestang med imperial og metrisk merking	640
PLS GRT4	5022634	Grønn, reflekterende blink med magnet	178
PLS MLB	5031934	Magnetisk L-brakett, PLS 3, 5, 6 og 180	558
PLS RBC5	5031965	Ladekabel PLS RBC5 med adaptere, for RBP5 Li-ion-batteri	171
PLS RBP10	5022607	PLS RBP10 oppladbart batteri for H2 og HV2	927
PLS RBP5	5023322	Li-ion-batteri PLS RBP5 for håndholdte PLS-lasere, med ladekabel og adaptere	821
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Li-ion-batteri PLS RBP5 for håndholdte PLS-lasere, uten ladekabel og adaptere	701
PLS RC2	5022564	PLS RC2 fjernkontroll for rotolaser	795
PLS RRT4	5022629	Rød, reflekterende blink med magnet	178
PLS WCB10	5022641	PLS WCB10 rotolaserfeste for tak og vegg	1192
PLS XLD	5037696	PLS XLD rotolaserdetektor med holder	2660
PLS XLD CLAMP	5037709	PLS XLD CLAMP, kun holder for rotolaserdetektor	467
PLS-HGI180G	5067797	reserve glassmodul beregnet på PLS 180G	305
PLS-HGI180R	5042463	reserve glassmodul beregnet på PLS 180R	305
PLS-HGI3G	5067760	reserve glassmodul beregnet på PLS 3G	305
PLS-HGI3R	5042439	reserve glassmodul beregnet på PLS 3R	305
PLS-HGI5G	5067772	reserve glassmodul beregnet på PLS 5G	305
PLS-HGI5R	5042442	reserve glassmodul beregnet på PLS 5R	305
PLS-HGI6G	5067785	reserve glassmodul beregnet på PLS 6G	305
PLS-HGI6R	5042456	reserve glassmodul beregnet på PLS 6R	305
Distance Meters			
FLUKE-417D	5099292	Laseravstandsmåler	1292
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Pakke Fluke417D/62Max+, med 417D laseravstandsmåler og 62Max+ IR-termometer	2270
FLUKE-424D	4106866	Laseravstandsmåler	4584
Battery Analyzers			
Battery Analyzers			
FLUKE-BT510	4489970	Batterianalysator	37270
FLUKE-BT520	4489981	Batterianalysator	49872
FLUKE-BT520ANG	5104752	Batterianalysator med vinklede testprober	61448
FLUKE-BT521	4489996	Avansert batterianalysator	52571
FLUKE-BT521ANG	5104765	Avansert batterianalysator med vinklede testprober	66989
Battery Analyzer Accessories			
BC500	4542299	AC -nettlader	1724
BP500	4542300	Li-ion batteri, 7,4Volt 3000mAh	1483
BT500-PROBE-TIP	4561297	10x reservepobespisser, 2x lange og 2x korte probespissbeskyttelser	1650
BTL10	4542264	Standard prober til batterianalysator	4574
BTL20	4542273	Intelligent testprobesett, med forlenger (til batterianalysatorer)	7026
BTL20ANG	4969588	Interaktiv testprobe med vinklet spiss, til batterianalysator	9826

Model	Article Nr.	Description	NOK
BTL21	4542286	Intelligent testprobesett, med forlenger & temperatursensor (til batterianalysatorer)	8751
BTL-A	4542258	Spennning/strøm probeadapter (til batterianalysatorer)	582
I410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	3425
Insulation Testers			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-i-1 avansert pakke for elektrisk feilsøking, med 62MAX+ og i400	11420
FLUKE-1503	2427883	Isolasjonstester	4752
FLUKE-1507	2427890	Isolasjonstester	6250
FLUKE-1550C	3665021	Isolasjonstester (5kV)	52549
FLUKE-1550C FC	4977402	Isolasjonstester (5kV) med FC trådløs IR-adapter	52549
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Isolasjonstestersett (10kV) med FC trådløs IR-adapter	57911
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Isolasjonstestersett (5kV)	57911
FLUKE-1555	3665056	Isolasjonstester (10kV)	57911
FLUKE-1555 FC	4977519	Isolasjonstester (10kV) med FC trådløs IR-adapter	57911
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Isolasjonstestersett (10kV) med FC trådløs IR-adapter	63273
FLUKE-1555/KIT	3665111	Isolasjonstestersett (10kV)	63273
FLUKE-1577	2157280	Isolasjonsmultimeter	7755
FLUKE-1587 FC	4691215	2-i-1 trådløst isolasjonsmultimeter	9990
FLUKE-1587 T	2517605	Isolasjonsmultimeter (Telecom)	8948
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	2-i-1 isolasjonsmultimeter med strømtang i400	10704
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	2-i-1 avansert pakke for feilsøking på motor og frekvensregulator, med 9040 og i400	12130
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	FC trådløs IR-adapter for Fluke 155x-serien	3011
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	1957
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	3409
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	602
Installation Testers			
1662 SCH FTT KIT	5317706	FLUKE 1662 SCH PAKKE, INSTALLASJONSTESTER + TRUTEST ADV	15387
1663 SCH FTT KIT	5317745	FLUKE 1663 SCH PAKKE, INSTALLASJONSTESTER + TRUTEST ADV	19886
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH, INSTALLASJONSTESTER, SCHUKO + TRUTEST ADV.	24747
1664FC SCH/T6PRO	5318272	Fluke 1664FC multifunksjonell installasjonstester - med T6-1000 PRO elektrotester uten ekstra kostnad	18030
ES165X	2104706	Jordspyd-testsett 1650- og 1660-serien	1938
FLK-1662 SCH	4546944	Installasjonstester, Schuko	11934
FLK-1663 SCH	4546980	Installasjonstester, Schuko	15829
FLK-1664FC SCH	4547054	Installasjonstester, Schuko	19404
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-test ledning Schuko	799
FLK-FEV300/KIT SCH	5363614	TESTADAPTER-EV LADING M/TYPE 2-STØPSEL OG 1664FC SCH	28300
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Lite – 10 arbeidsstasjoner	24659
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Advanced	4832
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Advanced – 10 arbeidsstasjoner	39513
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Advanced – 5 arbeidsstasjoner	19757
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest programvare – CD (uten lisenskode)	484
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Lite	3016

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Lite – 5 arbeidsstasjoner	12330
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	3409
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	602
TL165X	2107756	Standard testledningssett (1650- og 1660-serien)	1441
TP165X	2107742	Fjernkontrollprobe med ledning (1650- og 1660-serien)	993
ZERO ADAPTER	3261925	Nulladapter (1650 og 1660-serien)	499
eMobility testers			
FLK-FEV300/TY2	5347987	TESTADAPTER ELBILLADING M/TYPE 2-STØPSEL, INTL	9693
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	TESTADAPTER ELBILLADING M/TYPE 1- OG 2-STØPSEL, INTL	11108
FLK-FEV300/BASIC	5348008	TESTADAPTER FOR LADING AV ELKJØRETØY, INTL	6064
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	TYPE 2-STØPSEL TIL TESTADAPTER FOR LADING AV ELKJØRETØY, INTL	3740
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	TYPE 1-STØPSEL FOR TESTADAPTER TIL ELBILLADING, INTL	3841
Solar Testers			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Kit analizzatore fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/KIT	53660
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Kit analizzatore fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/PRO	58550
FLK-IRR1-SOL	5218288	Solinnstrålingsmåler FLK- IRR1-SOL	4578
Portable Appliance Testers			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Lite – 10 arbeidsstasjoner	24659
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Advanced	4832
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Advanced – 10 arbeidsstasjoner	39513
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Advanced – 5 arbeidsstasjoner	19757
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest programvare – CD (uten lisenskode)	484
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Lite	3016
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	lisenskode for Fluke TruTest programvare – Lite – 5 arbeidsstasjoner	12330
Earth Ground Testers			
C1620	4359042	Veske til Fluke 1620-serien	2787
CABLE REEL 25M BL	4343731	Jordkabeltrommel 25m ledning, blå	877
CABLE REEL 25M GR	4343746	Jordkabeltrommel 25m ledning, grønn	877
CABLE REEL 50M RD	4343754	Jordkabeltrommel 50m ledning, rød	963
EARTH STAKE	4325492	Jordspyd	877
EI-1623	2577115	Fluke EI-1623 selektiv/spydløst tangsett	8599
EI-1625	2577126	Fluke EI-1625 selektiv/spydløst tangsett	10353
EI-162BN	2577159	Fluke EI-162BN 320 mm transformator med delt kjerne	25548
ES-162P3-2	4359377	Spyd og tromler for trepoledede målinger	3208
ES-162P4	2577103	Fluke ES162P4 spyd/kabeltrommel 4-pol	4089
ES-162P4-2	4359389	Spyd og tromler for firepoledede målinger	4454
FLUKE-1623-2	4325155	Standard GEO-jordtester	18303
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Standard GEO-jordtestersett	31616
FLUKE-1625-2	4325162	Avansert GEO-jordtester	29951
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Avansert GEO-jordtestersett	44931
FLUKE-1630-2	4829515	Jordsløyfe- og lekkasjestrømtang, uten FC	17947
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Jordsløyfe- og lekkasjestrømtang, med FC	17947
GEO CABLE-REEL 25M	2539100	Jordkabeltrommel 25m kabel	859
GEO CABLE-REEL 50M	2539117	Jordkabeltrommel 50 m kabel	906

Model	Article Nr.	Description	NOK
Indoor Air Quality Tools			
FLUKE-922	2679822	Luftstrømmeter	8395
FLUKE-922/KIT	2679831	Luftstrømmeterpakke	9824
FLUKE-971	2418208	Fuktighets- og temperaturmåler	3355
FLUKE-985	4131397	Partikkelteller for innendørs luftkvalitet	54232
FLUKE-CO-205	664714	Karbonmonoksidmetersett	2243
FLUKE-CO-220	664711	Karbonmonoksidmeter	7204
PT12	2740212	12-tommers pitot-rør til Fluke 922	1352
RLD2	3387163	Lekkasjedetektor (lommelykt med UV-lys)	732
Digital Thermometers			
8OPR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66/68)	962
FL62MAX+/323/1AC	4296076	IR termometer, strømtang og spenningsdetektor i en pakke	3103
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Multimeter og IR-termometer i en pakke	3896
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Termometer, 1-kanal	3957
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Termometer, 2 kanaler	5330
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Termometer med en kanal, 50Hz	5862
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Termometer med en kanal, 60Hz	5862
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Termometer med to kanaler, 50Hz	7129
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Termometer med to kanaler, 60Hz	6996
FLUKE-561	2558118	Allsidig infrarødt termometer	2230
FLUKE-566	2837799	Allsidig infrarødt termometer	5195
FLUKE-568	2837806	Allsidig infrarødt termometer	6502
FLUKE-568EX	4321662	Ex egensikkert infrarødt termometer	16217
FLUKE-572-2	4328074	Infrarødt termometer	8127
FLUKE-62 MAX	4130474	Infrarødt termometer	1150
FLUKE-62 MAX +	4130488	Infrarødt termometer	1528
FLUKE-64 MAX	4856105	IR-termometer, 20:1 forhold mellom avstand og målepunkt	1974
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Fluke T5-600, termometer og spenningsdetektor i en pakke	3076
Industrial Imaging			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	4677
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	3.8 mm, 1 m boroskopp, synsfelt forover	9197
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5,5MM;0,7M BOROSKOP, BOROSKOPPROBE ACC - 0,7M BOROSKOP M/ LEDDET PROBE	17381
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	5.5 mm, 1 m boroskopp, to synsfelt	6639
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	8.5 mm, 1,2 m boroskopp, to synsfelt	5217
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	8.5 mm, 2 m boroskopp, to synsfelt	7785
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	9 mm, 20 m boroskopp på trommel, synsfelt forover	25923
FLK-DS NECK STRAP	4962772	DS 7XX nakkeim	632
FLK-DS703 FC	4962665	Videoboroskop med høy oppløsning og FC	30680
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Sonisk lekkasjekamera	197177
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER, SET OF 2	825
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP, REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	353
FLK-II910	5233904	ii910 akustisk presisjonskamera	259548

Model	Article Nr.	Description	NOK
Thermal Imagers			
Handheld thermal cameras			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Fluke PTi120 termokamera i lommeformat ; 120x90; 9HZ; 400C	8606
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ termokamera; 120x90; 9HZ	15597
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+ MAX termokamera; 120x90; 9HZ	17561
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Fluke TiS55+ termokamera; 27 Hz, 256 x 192 piksler	29679
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Fluke TiS55+ termokamera; 9 Hz, 256 x 192 piksler	29679
High resolution thermal cameras			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Termokamera; 640x480; 60 Hz	131045
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Termokamera; 640x480; 9HZ	131045
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60+ termokamera; 320x240, 30 Hz	40438
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60+ termokamera; 320x240, 9 Hz	40438
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Fluke TiS75+ termokamera; 27 Hz, 384 x 288 piksler	48759
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Fluke TiS75+ termokamera; 9 Hz, 384 x 288 piksler	48759
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Termokamera; 640x480; 60 HZ, SR	178223
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Termokamera; 640x480; 9 HZ, SR	166377
High definition mounted thermal cameras			
FLK-4X-LENS	4961188	Infrarød 4x telelinse	60689
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Fluke RSE300 stasjonært termokamera	130975
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Fluke RSE300 stasjonært termokamera	130975
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Fluke RSE600 stasjonært termokamera	191537
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Fluke RSE600 stasjonært termokamera	191537
FLK-RSE-MB	4961344	Fluke festebrakett for termokamera	1622
FLK-RSE-ST	4973844	Monteringsstativ til termokamera	1846
Thermal Imagers Accessories (general)			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Infrarød 25micron Macrolinse (TiX500-serien)	53311
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Infrarød 4 x telelinse (Ti200/Ti300/Ti400, TiX500-serien)	73692
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarød 2 x telelinse (Ti200/Ti300/Ti400, TiX500-serien)	16874
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarød vidvinkel linse (Ti200/Ti300/Ti400, TiX500-serien)	15514
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth hodetelefon	1093
FLK-TI-SBC3B	4354922	Ladebase termokameraer	2275
FLK-TI-SBP3	3440365	Ekstra batteri til termokamera	2040
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Brakett for stativmontering (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	1516
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Brakett for stativmontering (Ti200/Ti300/Ti400)	1159
FLK-TI-VISOR2	3996500	Solskjerm (Ti100, Ti110, Ti125, TiR100, TiR110, TiR125)	1186
FLK-TI-VISOR3	4335377	Solskjerm for termokamera (Ti200/Ti300/Ti400)	922
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Linsebeskyttelse	210
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Justerbar håndstropp	210
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI videokabel	285
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Justerbar nakkestropp	434
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Ekstra Smartbatteri	1847
TI20-RBP	2577796	Oppladbart batteri (Ti20)	2135
TI-CAR CHARGER	3039779	Lader til bil (TiR/TiR1/Ti110/Ti20/Ti25)	1449
Thermal Imagers IR-Windows			
FLK-050-CLKT	3460346	50 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	2554
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	3192
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm IR-vindu for C-område, Kwik Twist	4169

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-CV200	4326955	50 mm IR-vindu, lås med vrider	3247
FLUKE-CV300	4326962	75 mm ir-vindu, lås med vrider	4306
FLUKE-CV301	4338164	75 mm IR-vindu, lås med sikkerhetsnøkkel	4523
FLUKE-CV400	4326996	100 mm IR-vindu, lås med vrider	5977
FLUKE-CV401	4338173	100 mm IR-vindu, lås med sikkerhetsnøkkel	6166
ScopeMeters			
Industrial ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, EU	19854
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industrielt ScopeMeter + SCC120B 20MHZ, EU	25152
FLUKE-123B/INT	4755710	Industrielt ScopeMeter 20MHZ, INT	19854
FLUKE-123B/INT/S	4755953	Industrielt ScopeMeter + SCC120B 20MHZ, INT	25152
FLUKE-124B/EU	4755731	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	23828
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industrielt ScopeMeter + SCC120B 40MHZ, EU	29125
FLUKE-124B/INT	4755793	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	23828
FLUKE-124B/INT/S	4756031	Industrielt ScopeMeter + SCC120B 40MHZ, INT	29125
FLUKE-125B/EU	4755818	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, EU	28464
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industrielt ScopeMeter + SCC120B 40MHZ, EU	33760
FLUKE-125B/INT	4755876	Industrielt ScopeMeter 40MHZ, INT	28464
FLUKE-125B/INT/S	4756112	Industrielt ScopeMeter + SCC120B 40MHZ, INT	33760
190 Series ScopeMeters			
FLUKE-190-062-III	5282331	ScopeMeter 190-062-III testinstrument	32268
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S testinstrument med pakke	36904
FLUKE-190-102-III	5282368	ScopeMeter 190-102-III testinstrument	38530
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S testinstrument med pakke	43165
FLUKE-190-104-III	5282393	ScopeMeter 190-104-III testinstrument	44442
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S testinstrument med pakke	49078
FLUKE-190-202-III	5282439	ScopeMeter 190-202-III testinstrument	43518
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S testinstrument med pakke	48152
FLUKE-190-204-III	5282463	ScopeMeter 190-204-III testinstrument	50811
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S testinstrument med pakke	55449
FLUKE-190-502-III	5282495	ScopeMeter 190-502-III testinstrument	50870
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S testinstrument med pakke	54016
FLUKE-190-504-III	5282513	ScopeMeter 190-504-III testinstrument	58558
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S testinstrument med pakke	63193
Motor Drive Analyzers			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	MDA-550 analysator motordrift	78182
SB-500	5011046	Akselbørstesett, reservebørster til SVS-500 og MDA-550	3396
SVS-500	5011031	Akselspenningssett og magnetisk base	4540
ScopeMeter Accessories			
AC120	646163	Kraftige krokodilleklemmer	594
AS400	3894880	Utvidelsessett for VPS400 prober	1354
BB120	646171	Sett med 2 stk. banan til BNC adaptere	607
BC190/830	4821057	Fluke BC190/830 universell nettadapter	2328
BHT190	3379374	Sett med "break-out"-adaptere	4634
BP120MH	2544081	NiMH-batteri (120-serien/43B)	1191
BP190	677390	NiMH-batteri (190-serien)	2548
BP290	4025762	Enkel batteripakke 190 II-serien	2859

Model	Article Nr.	Description	NOK
BP291	3894688	Batteripakke, Fluke 190-II-serien	4120
C120B	4744391	Veske til 120B-serien	1967
C125	646858	Myk veske til 120-serien	607
C190	677401	Koffert (190-serien)	3188
C195	677408	Myk veske	2925
C290	3894803	Koffert	2624
CS20MA	677393	Strømshunt 4-20 mA	1187
CXT293	5292356	SOLID, BESKYTTENDE KOFFERT, 190-III SERIEN	2730
EBC290	3894906	Ekstern batterilader	1275
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	PROGRAMVARE, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC-PROGRAMVAREPAKKE	3219
HC120	646668	Krokklemmer	676
HC200	2086410	Krokklemmer	485
HH290	3894844	Opphengskrok ScopeMeter 190-II-serien	868
MA190	1567481	Tilbehørssett medisin (190-serien)	5623
OC4USB	2166266	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (USB)	2065
PM9080/101	1641983	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (RS232)	3357
PM9081/001	916093	Adapter dobbel banan til BNC, hunn	623
PM9082/001	916163	Adapter dobbel banan til BNC, hann	623
PM9091/001	935598	Koaksial-BNC-kabler (1,5 m)	1500
PM9092/001	935601	Koaksial-BNC-kabler (0,5 m)	1292
PM9093/001	935593	Adapter BNC hann til dobbel BNC hunn	841
RS120-III	4023947	Reservedeler for prober (120-serien)	1323
RS400	3894867	Reservedeler for VPS400 prober	988
RS500	4025886	Reservedeler til VPS500 prober	1885
SCC 198	2100208	Auto-tilbehørssett (190-serien)	11658
SCC120B	4744423	Programvare, veske og tilbehørssett til 120B-serien	7285
SCC190EFG	671826	FlukeView programvare, USB kabel og koffert (190-serien)	8099
SCC290	3894826	Programvare og koffert (190-II-serien)	5052
SCC293	5292363	PROGRAMVARE, KOFFERTEN CXT293 OG WI-FI-TILKOBLINGSPAKKE, 190-III SERIEN	5657
SCC298	4138312	Automotive troubleshooting Kit 190-Series-II	10927
SP120B	4744414	Skjermbeskyttelse for 120B-serien	656
STL120-III	4023901	Skjernet testledning (120-serien)	2380
STL120-IV	4744340	Skjernet testledningssett til ScopeMeter 120-serien, 600V CAT IV	2332
STL90	201233	Skjernet testledningssett (120/190-serien)	3121
SW90W	3894923	FlukeView Software	4447
TAS90	614187	Auto-tilbehørssett (120/190-serien)	1011
TRM50	4025864	50 Ohm "feed-through"-terminering BNC	2274
UA120	4744384	USB kontaktadapter	656
VPS101	3086317	1:1 spenningsprobesett, svart, 30 MHz, 1,2 m	2712
VPS210-G	3086247	10:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 1,2 m	2712
VPS210-R	3086235	10:1 spenningsprobesett, 1 rød, 200 MHz, 1,2 m	2712
VPS212-G	3086286	10:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 2,5 m	2712
VPS212-R	3086273	10:1 spenningsprobesett, rød, 200 MHz, 2,5 m	2712
VPS220-G	3086300	100:1 spenningsprobesett, grå, 200 MHz, 1,2 m	2712
VPS220-R	3086299	100:1 spenningsprobesett, rød, 200 MHz, 1,2 m	2712
VPS40-III	4023920	Spenningsprobe (120-serien)	1540

Model	Article Nr.	Description	NOK
VPS41	4744378	Spenningsprobesett til ScopeMeter 120-serien, 40 MHz 600V CAT IV	2258
VPS410-II-B	4276937	Industri spenningsprobesett 500Mhz 10:1 blå	2334
VPS410-II-G	4276943	Industri spenningsprobesett 500Mhz 10:1 Grå	2334
VPS410-II-R	4276928	Industrielt spenningsprobesett 500Mhz 10:1 rød	2334
VPS410-II-V	4276955	Industrielt spenningsprobesett 500Mhz 10:1 grønn	2334
VPS510-B	4025796	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, blå	2367
VPS510-G	4025801	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, grå	2367
VPS510-R	4025781	10:1 spenningsprobesett, 1 rød, 500 MHz	2367
VPS510-V	4025812	10:1 spenningsprobesett 500 MHz, grønn	2367
Power Quality Tools			
1742-6/UPGRADE	4920964	1742 til 1746 oppgradering	22557
1742-8/UPGRADE	4920973	1742 til 1748 oppgradering	41735
1746-8/UPGRADE	4920986	1746 til 1748 oppgradering	22557
C437-II	4116743	Koffert m/hjul 430 Series II	6435
FLUKE-1732/B	4706566	Energilogger, basis versjon uten strømtenger	27046
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energilogger, EU/US versjon	31193
FLUKE-1732/INTL	4706553	Energilogger, internasjonal versjon	31193
FLUKE-1734/B	4706582	Energilogger, avansert versjon uten strømtenger	31077
FLUKE-1734/EUS	4706594	Energilogger, avansert EU/US versjon	34458
FLUKE-1734/INTL	4706608	Energilogger, avansert internasjonal versjon	34458
FLUKE-1736/B	4563561	3-fase effektlogger, basisversjon, uten strømtenger	49974
FLUKE-1736/EUS	4534519	3-fase effektlogger, EU/US versjon	51432
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Fluke 1736 nettkvalitetsloggere for trefase -Gold Edition	36455
FLUKE-1736/INTL	4563550	3-fase effektlogger, Internasjonal versjon	51432
FLUKE-1738/B	4588378	3-fase effektlogger, avansert versjon, ingen strømtenger	51328
FLUKE-1738/EUS	4563577	3-fase effektlogger, EU/US avansert versjon	61678
FLUKE-1738/INTL	4588384	3-fase effektlogger, Internasjonal avansert versjon	57728
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	43066
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	43066
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iflex, EUS versjon	43066
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	43066
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	39365
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	39365
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	59082
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	59082
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	59082
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	59082
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	55386
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	55386
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, EUS versjon	73868
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Nettkvalitetslogger med 60 cm 1500A iFlex, INTL versjon	73868
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, EUS versjon	73868
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Nettkvalitetslogger med 60 cm 3000A iFlex, INTL versjon	73868
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Nettkvalitetslogger uten iFlex, EUS versjon	70889
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Nettkvalitetslogger uten iFlex, INTL versjon	70889
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Nettkvalitetslogger (tre-fase), Topas	136450
FLUKE-1760 INTL	2630744	Nettkvalitetslogger (tre-fase), Topas	158109

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Nettkvalitetslogger (tre-fase), Topas	208644
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Nettkvalitetslogger (tre-fase), Topas	186987
FLUKE-1773	5117269	Fluke 1773 nettkvalitetsanalysator	68168
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773 / enkel nettkvalitetsanalysator (ingen prober)	60747
FLUKE-1775	5117278	Fluke 1775 nettkvalitetsanalysator	88965
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775 / enkel nettkvalitetsanalysator (ingen prober)	81185
FLUKE-1777	5126630	Fluke 1777 nettkvalitetsanalysator	113228
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777 / enkel nettkvalitetsanalysator (ingen prober)	105030
FLUKE-430-II/MA	4779032	430-II motoranalysator oppgraderingssett	27514
FLUKE-VR1710	3030923	Enfase nettkvalitetsovervåker	10191
Power Quality Tools Accessories			
177X BATT W/HOUSING	5272862	177X LITIUMIONBATTERI	1101
17XX CABLE MARKER	5312406	FLUKE-17XX KABELMERKESETT	1198
3140R	2650136	Strømtang, 400 A	5330
3210-PR-TF-II	4531769	1000A Fluke 1750 tynn flexi 61cm	7048
3310-PR-TF-II	4531778	5000A Fluke 1750 tynn flexi 61cm	9868
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	1150
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	1609
ANTENNA CABLE	5263915	ANTENNEKABEL, 5 m	4793
BP120MH	2544081	NiMH-batteri (120-serien/43B)	1191
BP1730-BATTERY	4389436	Li-ion Batteri Pakke 3.7V 2500mAh (1730)	530
C1777	5307460	C1777 KOFFERT	7813
C177X/6000	5307472	C177X VESKE	3211
C17XX	4637381	FLUKE-17xx myk veske	1659
CS1750/1760	2673962	Veske (Fluke 1750)	3108
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Democase	26902
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	Oppgraderingssett fra 1736 til 1738	8017
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Opphengsett med magnet	792
FLK-WIFI/BLE	4591273	USB adapter WIFI/BLE	2056
FLUKE MA-C8	4945842	Nettadapter, Fluke-174X	273
FLUKE-1730-CABLE	4395217	AUX inngangskabel (1730)	358
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Opphengssett med magneter (1730-serien)	729
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS mottakerantenne	4440
FLUKE-1750/CASE	2650124	Koffert (Fluke 1750)	6880
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analyze - ekstra SEAT Lisens	11002
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analyze - ekstra SITE Lisens	55125
FLUKE-17XX AUX	4717827	AUX inngangsadapter, 173X	1730
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	457
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	343
FLUKE-I400S-EL	4974743	FLUKE-17xx i400s-EL strømtang	3413
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	FLUKE-17xxx i400s-EL strømtang, 3 stk.	9099
FLUKE-PQ400	4920947	vindu for elektromålinger med 4 stk. hann-hann-kabler på 2 m	22277
FLUKE-PQ400/B	5075807	Basisvindu for elektromålinger, uten tilbehør.	17586
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	kabelmarkeringssett 3P+N+PE	120
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-fase Fluke 1735 & 1745 tynn flexisett	21005
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-fase Fluke 1743/4 tynn flexisett	23490
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A 1-fase Fluke 1735 & 174X tynn flexi	5283

Model	Article Nr.	Description	NOK
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-fase 36-INCH tynn flexi sett	19306
FTP17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	2060
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS tidssynkroniseringsmodul (Fluke 1760)	5128
I17XX-BNC-M2F	5076304	4-pinners hann-til-BNC-hunn-kabel, 0,1 m (1 stk.)	1173
I17XX-BNC-M2M	5076297	4-pinners hann-til-BNC-hann-kabel, 2 m (1 stk.)	1173
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	2782
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 stk.	6673
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 stk.	8895
I17XX-FLEX1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 tommer	2346
I17XX-FLEX1500/24	5171005	I17XX-FLEX1500 24 strøprobe	2203
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A 12 tommer, 3 stk.	6753
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A 12 tommer, 4 stk.	8811
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex® hann-hann-kabel, 2 m, (1 stk.)	1759
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex® hann-hann-kabel, 2 m, (4 stk.)	6754
I17XX-FLEX3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 tommer	2497
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A 24 tommer, 3 stk.	7195
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A 24 tommer, 4 stk.	9397
I17XX-FLEX3KIP	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	2782
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 stk.	6673
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 stk.	8895
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi forlengelsesledning, 5m	1666
I17XX-FLEX6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 tommer	2644
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A 36 tommer, 3 stk.	7633
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A 36 tommer, 4 stk.	9985
I17XX-FLEX6KIP	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	3328
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 stk.	7776
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 stk.	10000
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	1-fase ministrømtangsett	5764
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Trefase ministrømtangsett	6342
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Firefase ministrømtangsett	9375
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Trefase ministrømtangsett	6342
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Firefase ministrømtangsett	9375
I400	2277225	AC strømtang (400 A)	2055
I400S	2277202	AC strømtang (400 A)	3595
I40S-EL3X	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL strømtang	2937
I40S-EL3X/3PK	4637409	FLUKE-17xx i40s-EL strømtang, 3 stk.	8367
I430-FLEXI-TF-II	4531725	6000A Fluke 430 tynn flexi 61cm	4877
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	6000A Fluke 430 tynn flexi 61cm 4 stk.	14618
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12 "(30cm)	5442
I430-FLX-TFII-48	4621231	Iflex 6000A probe, 48 "(122cm)	6801
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-fase ministrømtangsett	5764
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Trefase ministrømtangsett	6342
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Firefase ministrømtangsett	9375
I5S	2508467	AC-strømtang (5 A)	6632
I5SPQ3	2457508	AC strømtang (5 A), 3-pakke	15991
I5S-PR	3949761	5A strømtang (1750)	3846
IEEE519/REPORT	4589748	Softwarelisens for IEEE519 rapportering	7209

Model	Article Nr.	Description	NOK
IP65 ADAPTER SET	4946241	Spenningsledninger til Fluke 174x-serien, IP65-merket	2782
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB til seriell RS232 adapter	747
MP1-3R/1B	4944790	3 røde/1 sort magnetprober for 4 mm banan	1105
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magnetprober for 4mm banan, 4 stk.	1298
OC4USB	2166266	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (USB)	2065
PM9080/101	1641983	Adapter/kabel, serielt grensesnitt (RS232)	3357
TLS430	2157713	Testledninger og krokodilleklemmer (4 svarte, 1 grønn) - 430-serien	1595
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Strømtang 10A/1A (Fluke 1760)	5422
TPS CLAMP 200/20	2540450	Strømtang 200A/20A (Fluke 1760)	5422
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Strømtang 50A/5A (Fluke 1760)	5422
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	5537
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	5537
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	11074
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, shunt 1 A AC/DC	5434
TPS SHUNT 20mA	2540553	Shunt 20mA (Fluke 1760)	5434
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Spenningsprobe 100V (Fluke 1760)	3804
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Spenningsprobe 10V (Fluke 1760)	3804
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Spenningsprobe 1000V (Fluke 1760)	6658
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Spenningsprobe 400V (Fluke 1760)	3804
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Spenningsprobe 600V (Fluke 1760)	3804
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, delfinklemme, rød	514
VL1735/45	3276205	Banan firefase spenningsledningssett for Fluke-1735/45	2925
WI-FI/BLE MODULE	5280639	WIFI-/BLE-MODUL FLUKE-177X	1438
Power Analyzers			
Norma 4000			
FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k effektanalysator m/42	68048
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K effektanalysator m/42/IFC2	91102
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k effektanalysator m/42	114811
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k effektanalysator m/42BP	127723
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k effektanalysator m/42/IFC2	137361
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k effektanalysator m/42BP/IFC2	150001
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k effektanalysator m/42/IFC2 & PI1	166339
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k effektanalysator m/42BP/IFC2 & PI1	182974
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k effektanalysator m/50	182974
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k effektanalysator m/50/IFC2	205654
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k effektanalysator m/50/IFC2 & PI1	228261
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k effektanalysator m/52BP/IFC2	256555
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k effektanalysator m/54/IFC2	189778
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k effektanalysator m/54/IFC2 & PI1	216769
Norma 5000			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k effektanalysator m/50	225334
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k effektanalysator m/50/IFC2	247282
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k effektanalysator m/50/IFC2 & PI1	281575
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K effektanalysator m/50/IFC2/PRNTR	269265
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k effektanalysator m/54	210703
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k effektanalysator m/54/IFC2	232651
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k effektanalysator m/54/IFC2 & PI1	261913

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K effektanalysator m/54/IFC2/printer	255052
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K effektanalysator m/54/printer	228394
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k effektanalysator m/64	254600
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k effektanalysator m/64/IFC2	281575
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k effektanalysator m/64/IFC2 & PI1	305809
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K effektanalysator m/64/IFC2 & PI1/printer	324174
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K effektanalysator m/64/IFC2/printer	294704
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K effektanalysator m/64/printer	272600
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k effektanalysator m/54	250210
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k effektanalysator m/54/IFC1 & PI1	307427
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K effektanalysator m/42BP/IFC2	314080
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K effektanalysator m/42BP/IFC2/printer	325643
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k effektanalysator m/50/IFC2	418767
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K effektanalysator m/50/IFC2 & PI1	456840
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K effektanalysator m/50/IFC2 & PI1/printer	489202
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K effektanalysator m/50/IFC2/printer	459734
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k effektanalysator m/50/IFC2	384652
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k effektanalysator m/50/IFC2 & PI1	414354
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K effektanalysator m/54/IFC2 & PI1/printer	427316
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K effektanalysator m/54/IFC2/printer	397845
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k effektanalysator m/64/IFC2	440420
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k effektanalysator m/64/IFC2 & PI1	469688
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K effektanalysator m/64/IFC2 & PI1/Printer	489202
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K effektanalysator m/64/IFC2/printer	459734
Norma 4000/5000 Accessories			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	2543
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	2440
NORMA 32A CABLES	3024689	Kabler for 32 A todimensjonal shunt	2582
NORMA 32A SHUNT	3024677	32 A todimensjonal shunt	10191
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	LG-shuntkabler til shunter for høy strøm	3533
NORMA STAR POINT	3024704	Norma stjernekoblingsadapter	10191
Vibration Testers			
810PA	3986002	AC nettadapter med internasjonalt pluggsett	1007
810QDC	3530837	Kabel for hurtigfrakobling	1860
810S	3530828	Sensor	18247
810SMM	3530862	Magnetfeste for sensor	2617
810SMP	3530855	Magnetfeste for sensor (10 stk)	356
FLUKE-805	4094385	Vibrasjonsmåler	21933
FLUKE-805 FC	4489229	Vibrasjonsmåler med Fluke Connect	21933
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Vibrasjonsmåler og ekstern sensor, med FC	31611
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibrasjonsmåler og ekstern sensor, uten FC	29003
FLUKE-805/ES	4636786	Ekstern vibrasjonssensor	14839
FLUKE-810	3542635	Vibrasjonstester	121336
FLUKE-820-2	4550041	LED-stroboskop	12146
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Magnetisk brakett (830)	11069
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Laserinnrettingsverktøy, skiver	10992

Model	Article Nr.	Description	NOK
SBP810	3530843	Smart batteripakke for Fluke 810	3323
Process Calibrators			
700 Series Process Calibrators			
FLK-729 150G	4856983	Automatisk trykkalibrator (10 Bar)	108575
FLK-729 150G FC	4856894	Automatisk trykkalibrator, m/FC (10 Bar)	108575
FLK-729 300G	4856976	Automatisk trykkalibrator (20 Bar)	108575
FLK-729 300G FC	4856882	Automatisk trykkalibrator, m/FC (20 Bar)	108575
FLK-729 30G	4856990	Automatisk trykkalibrator (2 Bar)	108575
FLK-729 30G FC	4856907	Automatisk trykkalibrator , m/FC (2 Bar)	108575
FLK-789/IR3000FC	4604605	Prosessmeter og FC trådløs IR-adapter	15514
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	20856
FLUKE-154 INTL	4805625	HART kalibreringsassistent	49642
FLUKE-705	665091	Sløyfekalibrator	9016
FLUKE-707	1617262	Sløyfekalibrator	10814
FLUKE-709	4234350	Sløyfekalibrator	10137
FLUKE-709H	4234361	Sløyfekalibrator og HART-kommunikasjonsverktøy	16186
FLUKE-710	4991049	Sløyfekalibrator med ventiltesting, med HART	28483
FLUKE-712B/EN	4387857	RTD temperaturkalibrator	14024
FLUKE-714B/EN	4387869	TC temperaturkalibrator	14024
FLUKE-715	620101	Volt/mA-kalibrator	16521
FLUKE-717 30G	662897	Trykkalibrator (2 bar)	19226
FLUKE-717 10000G	4058813	Trykkalibrator (690 bar)	20528
FLUKE-717 1000G	2547194	Trykkalibrator (69 bar)	18535
FLUKE-717 100G	1630430	Trykkalibrator (7 bar)	18535
FLUKE-717 1500G	2547203	Trykkalibrator (103.4 bar)	20528
FLUKE-717 15G	4058808	Trykkalibrator (1 bar)	18535
FLUKE-717 1G	2547166	Trykkalibrator (68.9 mbar)	18535
FLUKE-717 3000G	2547215	Trykkalibrator (207 bar)	20528
FLUKE-717 300G	2547175	Trykkalibrator (20 bar)	18535
FLUKE-717 5000G	2547232	Trykkalibrator (345 bar)	20528
FLUKE-717 500G	2547182	Trykkalibrator (34.7 bar)	18535
FLUKE-718 100US	665080	Trykkalibrator (7 bar)	35312
FLUKE-718 30US	665075	Trykkalibrator (2 bar)	35312
FLUKE-718 1G	2547148	Trykkalibrator (68.9 mbar)	35973
FLUKE-718 300G	2547153	Trykkalibrator (20 bar)	35973
FLUKE-718EX 100	2096322	Ex egensikker trykkalibrator (7 bar)	45436
FLUKE-718EX 30	2096310	Ex egensikker trykkalibrator (2 bar)	45436
FLUKE-718EX 300	3023328	Ex egensikker trykkalibrator (20 bar)	45436
FLUKE-719 100G	3315344	Elektrisk trykkalibrator (7 bar)	41767
FLUKE-719 30G	3315332	Elektrisk trykkalibrator (2 bar)	41767
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektrisk trykkalibrator, 10 bar	40316
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektrisk trykkalibrator, 20 bar	40316
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektrisk trykkalibrator, 2 bar	40316
FLUKE-720URTD	4382695	Universell RTD-adapter for 721, 721Ex og 719Pro	2157
FLUKE-721-1601	4353241	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 6.9 bar	25484
FLUKE-721-1603	4353283	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 20 bar	25484
FLUKE-721-1605	4353327	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 34 bar	25484

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-721-1610	4353366	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 69 bar	25484
FLUKE-721-1615	4353401	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 103 bar	25484
FLUKE-721-1630	4353447	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 200 bar	25484
FLUKE-721-1650	4353486	Trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 345 bar	25484
FLUKE-721-3601	4353252	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 6.9 bar	25484
FLUKE-721-3603	4353290	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 20 bar	25484
FLUKE-721-3605	4353330	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 34 bar	25484
FLUKE-721-3610	4353375	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 69 bar	25484
FLUKE-721-3615	4353412	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 103 bar	25484
FLUKE-721-3630	4353458	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 200 bar	25484
FLUKE-721-3650	4353499	Trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 345 bar	25484
FLUKE-721EX-1603	4353309	Ex egensikker trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 20 bar	34721
FLUKE-721EX-1615	4353420	Ex egensikker trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 103 bar	34721
FLUKE-721EX-1630	4353464	Ex egensikker trykkalibrator med dobbel sensor, 1.1 bar, 200 bar	34721
FLUKE-721EX-3615	4353435	Ex egensikker trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 103 bar	34721
FLUKE-721EX-3630	4353473	Ex egensikker trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 200 bar	34721
FLUKE-721EX-3650	4353514	Ex egensikker trykkalibrator med dobbel sensor, 2.48 bar, 345 bar	34721
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperaturkalibrator	28991
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunksjonsprosesskalibrator	38859
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunksjonskalibrator	45439
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	125026
FLUKE-753	3977641	Dokumenterende prosesskalibrator	61505
FLUKE-754	3405771	Dokumenterende prosesskalibrator	77543
FLUKE-771	2646347	Prosesstang	7416
FLUKE-772	3362352	Prosesstang	10246
FLUKE-773	3362365	Prosesstang	14159
FLUKE-787B	4777186	Prosessmeter	12872
FLUKE-789/E	3977194	Processmeter	17300
Pressure Modules			
700G/TRACK	4123225	Programvare og kabel for datalogging (700G)	5387
FLUKE-700G01	4353523	Trykkmåler, -10" to 10" WC (27 mbar)	9723
FLUKE-700G02	4353538	Trykkmåler, -30" to 30" WC (69 mbar)	9723
FLUKE-700G04	4096972	Trykkmåler, +/- 1 bar	9723
FLUKE-700G05	4097514	Trykkmåler, 2 bar	9723
FLUKE-700G06	4097538	Trykkmåler, 6.9 bar	9723
FLUKE-700G07	4097561	Trykkmåler, 34 bar	9723
FLUKE-700G08	4097592	Trykkmåler, 69 bar	9723
FLUKE-700G10	4353654	Trykkmåler, 140 bar	9723
FLUKE-700G27	4097545	Trykkmåler, 20 bar	9723
FLUKE-700G29	4097605	Trykkmåler, 200 bar	9723
FLUKE-700G30	4097610	Trykkmåler, 345 bar	9723
FLUKE-700G31	4097622	Trykkmåler, 690 bar	9723
FLUKE-700GA27	4353577	Trykkmåler, 20 bar absolutt	9723
FLUKE-700GA4	4353545	Trykkmåler, 1 bar absolutt	9723
FLUKE-700GA5	4353550	Trykkmåler, 2 bar absolutt	9723
FLUKE-700GA6	4353561	Trykkmåler, 6.9 bar absolutt	9723
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydraulisk testpumpe, 0 til 690 bar	13417

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-70OHTPK2	4623314	Premium hydraulisk testpumpesett	19352
FLUKE-700M20TH	4623338	Premium M20 testslange for trykk	7123
FLUKE-700MTH	4623345	Premium metrisk testslange for trykk	7253
FLUKE-700PCK	100062	Kalibreringssett for trykkmoduler	16388
FLUKE-700PTPK	4124364	Pneumatisk testpumpe kit, 0 til 41 bar	11973
FLUKE-700PTPK2	4623306	Premium pneumatisk testpumpesett	15182
FLUKE-70ORG05	4353589	Trykkmåler, referanse, +2 bar	10784
FLUKE-70ORG06	4353592	Trykkmåler, referanse, 6.9 bar	10784
FLUKE-70ORG07	4353605	Trykkmåler, referanse, 34 bar	10784
FLUKE-70ORG08	4353610	Trykkmåler, referanse, 69 bar	10784
FLUKE-70ORG29	4353622	Trykkmåler, referanse, 200 bar	10784
FLUKE-70ORG30	4353631	Trykkmåler, referanse 345 bar	10784
FLUKE-70ORG31	4353646	Trykkmåler, referanse, 690 bar	10784
FLUKE-700TTH10K	4636393	Premium testslange for trykktransmittere, 10K psi	8467
FLUKE-700TTH5K	4623323	Premium testslange for trykktransmittere, 5K psi	7253
FLUKE-750P00	4352270	Trykkmodul (0 - 2.5 mbar)	21710
FLUKE-750P01	4352281	Trykkmodul (0 - 25 mbar)	16856
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Overtrykksmodul (0 - 25 mbar)	31031
FLUKE-750P02	4352750	Trykkmodul (0 - 70 mbar)	16856
FLUKE-750P03	4352738	Trykkmodul (0 - 350 mbar)	16856
FLUKE-750P04	4352313	Trykkmodul (0 - 1 bar)	16856
FLUKE-750P05	4352336	Trykkmodul (0 - 2 bar)	16856
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Overtrykksmodul (0 - 2 bar)	31747
FLUKE-750P06	4352349	Trykkmodul (0 - 7 bar)	16856
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Overtrykksmodul (0 - 7 bar)	31747
FLUKE-750P07	4352360	Trykkmodul (0 - 35 bar)	16856
FLUKE-750P08	4352372	Trykkmodul (0 - 70 bar)	16856
FLUKE-750P09	4352385	Trykkmodul (0 - 100 bar)	16856
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Overtrykksmodul (0 - 100 bar)	31747
FLUKE-750P2000	4352397	Trykkmodul (0 - 140 bar)	16856
FLUKE-750P22	4352296	Trykkmodul (0 - 70 mbar)	16856
FLUKE-750P23	4352308	Trykkmodul (0 - 350 mbar)	16856
FLUKE-750P24	4352324	Trykkmodul (0 - 1 bar)	16856
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	31747
FLUKE-750P27	4352351	Trykkmodul (0 - 20 bar)	16856
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Overtrykksmodul (0 - 20 bar)	31747
FLUKE-750P29	4352403	Trykkmodul (0 - 200 bar)	26832
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Overtrykksmodul (0 - 200 bar)	53013
FLUKE-750P30	4352415	Trykkmodul (0 - 340 bar)	26832
FLUKE-750P31	4352426	Trykkmodul (0 - 700 bar)	26832
FLUKE-750P3IN	4555281	Trykkmodul (0 - 7.5 mbar)	19222
FLUKE-750P5IN	4555296	Trykkmodul (0 - 12.5 mbar)	19222
FLUKE-750PA27	4352471	Trykkmodul (0 - 20 bar)	19553
FLUKE-750PA3	4352432	Trykkmodul (0 - 350 mbar)	19553
FLUKE-750PA4	4352444	Trykkmodul (0 - 1 bar)	19553
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Overtrykksmodul (0 - 1 bar)	33617
FLUKE-750PA5	4352459	Trykkmodul (0 - 2 bar)	19553

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-75OPA6	4352467	Trykkmodul (0 - 7 bar)	19553
FLUKE-75OPA7	4352480	Trykkmodul (0 - 35 bar)	19553
FLUKE-75OPA8	4352498	Trykkmodul (0 - 70 bar)	19553
FLUKE-75OPA9	4352500	Trykkmodul (0 - 100 bar)	19553
FLUKE-75OPD10	4352556	Trykkmodul (-700 - 700 mbar)	19553
FLUKE-75OPD2	4352539	Trykkmodul (-70 - 70 mbar)	19553
FLUKE-75OPD27	4352616	Trykkmodul (-1 - 20 bar)	19553
FLUKE-75OPD3	4352542	Trykkmodul (-350 - 350 mbar)	19553
FLUKE-75OPD4	4352563	Trykkmodul (-1 - 1 bar)	19553
FLUKE-75OPD5	4352574	Trykkmodul (-1 - 2 bar)	19553
FLUKE-75OPD50	4352588	Trykkmodul (-1 - 3.5 bar)	19553
FLUKE-75OPD6	4352595	Trykkmodul (-1 - 7 bar)	19553
FLUKE-75OPD7	4352602	Trykkmodul (-1 - 14 bar)	19553
FLUKE-75OPV3	4352517	Trykkmodul (-350 mbar)	19553
FLUKE-75OPV4	4352521	Trykkmodul (-1 bar)	19553
FLUKE-75OR04	4352625	Trykkmodul (0 - 1 bar)	19553
FLUKE-75OR06	4352633	Trykkmodul (0 - 7 bar)	19553
FLUKE-75OR07	4352657	Trykkmodul (0 - 35 bar)	19553
FLUKE-75OR08	4352669	Trykkmodul (0 - 70 bar)	19553
FLUKE-75OR27	4352640	Trykkmodul (0 - 20 bar)	19553
FLUKE-75OR29	4352678	Trykkmodul (0 - 200 bar)	28315
FLUKE-75OR30	4352684	Trykkmodul (0 - 340 bar)	28315
FLUKE-75OR31	4352691	Trykkmodul (0 - 700 bar)	28315
FLUKE-75ORD27	4352723	Trykkmodul (-0.8 - 20 bar)	20899
FLUKE-75ORD5	4352706	Trykkmodul (-1 - 2 bar)	20899
FLUKE-75ORD6	4352714	Trykkmodul (-1 - 7 bar)	20899
Process Calibrator Accessories			
709H/TRACK	4281225	Programvare og kabel for logging (709H)	5067
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	1172
BC-7240	4022655	Batterilader (753/754)	642
BP7235	668225	NiMH-batteri	3174
BP7240	4022220	Ekstra batteri (753/754)	2077
C789	946694	Myk meterveske	2362
FLUKE-700HTH-1	2811795	Hydraulisk testslange	10926
FLUKE-700HTP-2	4096855	Hydraulisk testpumpe	13546
FLUKE-700ILF	1566730	Seriefilter	1291
FLUKE-700-IV	202561	Strømskunt	5765
FLUKE-700LTP-1	2811763	Lavtrykk-testpumpe	12060
FLUKE-700PMP	617131	Trykkpumpe (10 bar)	8136
FLUKE-700PRV-1	2811808	Trykkavlastingsventil for 700HTP	12905
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpumpe	9119
FLUKE-700SC	667425	Kabel til serielt grensesnitt (Fluke 725/725Ex/726/754)	2808
FLUKE-700TC1	620119	Termoelementpluggsett (10 typer)	1652
FLUKE-700TC2	620127	Termoelementpluggsett (5 typer)	1348
FLUKE-700TLK	3829398	Testledningssett prosess	1666
FLUKE-71X	3345825	Slangesett	1186
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Liquid dirt filter for Fluke 718 and 719 PRO	4720

Model	Article Nr.	Description	NOK
FLUKE-72ORTD	4366669	RTD-probe for 721, 721Ex og 719Pro	3707
FLUKE-72OURTDA	4382695	Universell RTD-adapter for 721, 721Ex og 719Pro	2157
FLUKE-75OSW	4090343	DPC/TRACK2	38692
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550- serien, 789)	1957
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms-programvare og IR USB kabel (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	3409
HART DRYWELL CABLE	2111088	Kabelsett, Hart tørrblokkkontroll	1879
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	602
General Accessories			
Test Leads, Probes and Clips			
8OK-15	618113	Høyspenningsprobe	3684
AC175	4101772	Alligatorklemmesett med gjenger	324
AC220	1610103	SureGrip krokodilleklemmesett	567
AC280	1610115	SureGrip hakeklemmesett	416
AC283A	5130530	SureGrip pinsettklemmesett modell AC283A. En rød og en svart.	629
AC285	1610159	SureGrip krokodilleklemmesett	271
AC285-FTP	4073928	AC285 Krokodilleklemmer med adaptere til FTP-1 og FTPL-1	319
AC288	4617784	SureGrip™ Probe for rekkeklemmer	496
AC87	1278079	Robuste skinneklemmer	580
AC89	873448	Kraftig isolasjonsgjennomtrengende testklemme	647
BP980	1616807	Dobbel bananplugg-sett	667
FTP-1	3869437	Probesett med sikring	1270
FTPL-1	3869443	Probesett med sikring og testledninger	1482
H900	1616818	Testledningsholder	366
LEADWRAP	4083525	Solide nylonstroppe for lagring av probeledninger, 3 stk.	122
T5-KIT-1	3971169	Tilbehørspakke til Fluke T5	648
T5-RLS	4089137	Erstatningssett testledninger (T5)	275
TL175	3521976	Twist Guard testledninger	331
TL175E	3565554	Twist Guard testledninger, 4mm	392
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip industrielt testledningssett	977
TL221	2003602	SureGrip skjøteledningssett	416
TL222	2003616	SureGrip silikontestledningssett, rettinklet i begge ender	416
TL223-1	3971184	SureGrip testledningssett for elektro	941
TL224	1610198	SureGrip silikontestledningssett	391
TL225-1	3971191	Testledningssett med filter for spøkesspenning	1338
TL238	2132831	SureGrip testledningssett for høyspenning	962
TL27	668571	Kraftig testledningssett	416
TL40	1590606	Testledningssett med uttrekkbar spiss	682
TL71-1	3971207	Testledningssett	322
TL75-1	3971218	Testledningssett	284
TL76	2032684	Testledningssett, alt-i-ett	534
TL80A-1	3971229	Testledningssett	928
TL81A	1277073	Deluxe elektronisk testledningssett	2091
TL910	1616632	Elektronisk testledningssett (med utbyttbare spisser)	960
TL930	1616671	Testledning (60 cm)	211
TL932	1616680	Testledning (90 cm)	238

Model	Article Nr.	Description	NOK
TL935	1616698	Testledningssett (60, 90, 120 cm)	727
TL940	1616705	Testledninger med minikrok	238
TL950	1616710	Testledninger med miniklemme	416
TL960	1616722	Testledninger med mikrokrok	238
TL970	1616793	Testledningssett med krok og klemme	928
TLK1550-RTLK	4112351	Integrert testledning og 10KV klemme	2910
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip tilbehørspakke	1922
TLK-225-1	3971234	SureGrip hovedtilbehørsett	2094
TLK281-1	3971241	Testledningssett for auto	1769
TLK282-1	3971252	DeLuxe testledningssett for auto	2245
TLK287	3045631	Elektronisk hovedtestledningssett	2284
TLK289 EUR	3092521	Industrielt hovedtestledningssett	2284
TLK290	2435092	Testprobesett	747
TLK291	2435108	Testprobesett med sikring	765
TP1-1	3971265	Testprober	214
TP175	3521983	TwistGuard testprober, 2mm diameter probespisser	211
TP175E	3565568	TwistGuard testprober med 4 mm adaptere, 2mm diameter probespisser	255
TP2-1	3971283	Testprober	239
TP220-1	3971276	Testprober	239
TP38	1541636	Tynn testprobe (isolert)	211
TP38-2001-OSP	2438858	Slim Reach Test Probe, red	184
TP4	650895	TP4, TEST PROBES, SLIM-REACH, 4MM DIAMETER	271
TP74	1541649	Testprober med lanternespiss	238
TP80	873455	Testprober for elektronikk	467
TP912	1616644	Ekstra spisser til TL910	416
TP920	1616659	Adaptersett til testprober med 2 mm spiss	667
Current Clamps			
80I-110S	114519	AC/DC strømtang (100 A)	9544
I1000S	1568487	AC strømtang (1000 A)	8392
I1010	617735	AC/DC strømtang (1000 A)	5924
I1010-KIT	2096998	AC/DC strømtang (1000A) med myk veske	6061
I200	664755	AC strømtang (200 A)	2055
I2000 FLEX	2584912	AC fleksibel strømtang (2000 A)	3929
I200S	664760	AC strømtang (200 A)	3425
I30	2584920	AC/DC strømtang (30A)	5134
I3000 FLEX-4PK	2696367	AC fleksibel strømtang (3000 A), 4-pakke	17115
I3000S	657202	AC strømtang (3000 A)	9583
I3000S FLEX-24	2584888	AC fleksibel strømtang (3000A), 610 mm	6061
I3000S FLEX-36	2584901	AC fleksibel strømtang (3000 A), 915 mm	7222
I30S	2584935	AC/DC strømtang (30A)	7188
I310S	2840309	AC/DC strømtang (300 A)	4420
I400	2277225	AC strømtang (400 A)	2055
I400S	2277202	AC strømtang (400 A)	3595
I40S-PR	3949777	40A strømtang (1750)	4689
I410	617727	AC/DC strømtang (400 A)	3425
I410-KIT	2097005	AC/DC strømtang (400A) med myk veske	3810
I6000S FLEX-24	2840311	AC fleksibel strømtang (6000 A), 610 mm	7774

Model	Article Nr.	Description	NOK
I600S FLEX-36	2840327	AC fleksibel strømtang (6000 A), 915 mm	8894
I800	2840283	AC strømtang (800 A)	2855
Temperature Accessories			
80AK-A	2747812	Termokoblingsadapter	385
80BK-A	2747801	Temperaturprobe med bananplugg til multimeter (termoelementtråd type K)	436
80CJ-M	833046	Minikontakter (type J) hann	286
80CK-M	779942	Minikontakter (type K) hann	286
80PJ-1	1288191	Universalprobe, termoelementtråd (type J)	321
80PJ-9	1288218	Universalprobe (type J)	862
80PJ-EXT	1288234	Forlengelsessett (type J)	765
80PK-1	750422	Universalprobe termoelement (type K)	410
80PK-10	3439199	Temperaturprobe for rør (type K)	2973
80PK-11	2724500	Temperaturprobe med borrelås (type K)	500
80PK-18	3448859	Temperaturprobesett for rør (type K)	4849
80PK-22	2098684	SureGrip probe for væsker og geleer (type K)	1338
80PK-24	2098691	SureGrip luftprobe (type K)	1748
80PK-25	2098706	SureGrip innstikkprobe (type K)	1581
80PK-26	2098714	SureGrip universalprobe (type K)	1748
80PK-27	2098723	SureGrip industriell overflateprobe (type K)	5060
80PK-3A	874610	Overflateprobe (type K)	3067
80PK-8	200360	Temperaturprobe for rør (type K)	2442
80PK-9	1288229	Universalprobe (type K)	862
80PK-EXT	1288241	Forlengelsessett (type K)	765
80PR-60	2148313	RTD temperaturprobe (Fluke 66/68)	962
80PT-25	2104397	SureGrip innstikkprobe (type T)	1426
80PT-EXT	1288252	Forlengelsessett (type T)	765
80T-150UA	3190456	Universell temperaturprobe for multimeter (type K)	3712
80TK	736736	Termokoblingsmodul (type K)	1867
Cases and Holsters			
C101	2437514	Koffert	770
C115	2826063	Myk meterveske	770
C116	2826074	Myk meterveske	918
C11XT	5308996	Fluke C11XT beskyttende hardveske	392
C125	646858	Myk veske til 120-serien	607
C12A	930529	Myk meterveske	363
C150	4111540	Myk meterveske	380
C1600	2091049	Verktøykasse til meter og tilbehør	489
C1620	4359042	Veske til Fluke 1620-serien	2787
C190	677401	Koffert (190-serien)	3188
C195	677408	Myk veske	2925
C23	1663209	Myk veske	303
C25	681114	Myk meterveske	726
C280	3182785	Myk veske til 280-serien	829
C33	1664120	Myk veske	345
C345	3311173	Veske til Fluke 345	977
C35	2826056	Myk meterveske	597

Model	Article Nr.	Description	NOK
C37XT	5309001	Fluke C37XT beskyttende hardt etui	539
C43	1663230	Myk veske	1020
C50	762823	Myk meterveske	502
C520A	1629104	Testerveske i skinn	742
C550	1547919	Verktøybag	1649
C75	865535	Myk tilbehørsveske	206
C781	619988	Myk meterveske	1177
C789	946694	Myk meterveske	2362
C799	4021731	Soft case for Fluke 75x series	1348
C90	466029	Myk meterveske	493
CAM0-C25	4110632	Kamouflasjemønstreret veske	492
CXT1000	4628917	Meget robust koffert	2169
CXT170	3352567	Koffert for ekstreme forhold	2169
CXT280	3352571	Koffert for ekstreme forhold	2169
CXT80	3352559	Koffert for ekstreme forhold	2169
FLK-C3003	4582928	3-delt veske	449
FLUKEPACK30	4983088	Proff ryggsekk for verktøy	2019
H15	4111533	Hylster (T100-serien)	370
H3	1608458	Hylster (330-serien)	522
H5	649365	Hylster for elektrisk tester (Fluke T5)	378
H80M	2138458	Hylster + Magnetisk opphengsett	520
H-T6	4910585	T6 beltehylster	423
TB25	5308970	Fluke TB25 verktøyveske	883
Automotive Accessories			
BP880	2150594	BNC til dobbel stablebar hannbananplugg	189
BP881	2151015	BNC til dobbel stablebar hannbananplugg	220
RPM80	880849	Induktiv pickup	1232
SCC 198	2100208	Auto-tilbehørssett (190-serien)	11658
STL90	201233	Skjermet testledningssett (120/190-serien)	3121
TAS90	614187	Auto-tilbehørssett (120/190-serien)	1011
TL28A	1273185	Auto-testledningssett	727
TL82	2150636	Biladaptersett med ulike spisser	1511
TP40	1567573	Stive, slanke prober for bil (fem) (4 mm)	500
TP81	2149098	Isolasjonsgjennomtrengende klemmesett (4 mm)	686
TP82	2149080	Isolasjonsgjennomtrengende klemmesett (4 mm)	686
TP88	2149102	Sett med stive, slanke probespisser	178
Other Accessories			
80K-40	382846	Høyspenningsprobe	3854
80K-6	532424	Høyspenningsprobe	2077
EBC290	3894906	Ekstern batterilader	1275
FL-120 EX	4972431	Egensikker lommelykt, 120 lumen	988
FL-150 EX	4972446	Egensikker lommelykt, 150 lumen	1198
FL-45 EX	4972422	Egensikker lommelykt, 45 lumen	635
HL-200 EX	4972410	Egensikker hodelykt, 200 lumen	1198
L200	2096346	Probelampe	286
L205	2098588	Minihodelykt m/klips	366
L206	2098595	Deluxe hodelykt	513

Model	Article Nr.	Description	NOK
L210	2096379	Probelampe og probeforlenger	500
L215	2096368	SureGrip -pakke med probelampe og -forlenger	1131
LVD1A	4571403	Spenningsdetektor med lys	348
LVD2	2740300	Spenningsdetektor med lykt	429
SV225	3100477	Filter for spøkelsesspenning	843
TPAK	1281997	ToolPak, meteropphengsett	500
Fuses			
7017240.O	2279339	Sikring, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	148,5
FUSE	740670	Sikring, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	49
FUSE	803293	Sikring A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	115,5
FUSE	830828	Sikring, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	103,4
FUSE	943121	Sikring A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	63,65
Software			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB kabel (180-, 280- 165x-, 166x- og 1550-serien, 789)	1957
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms programvare og kabel (8845A/8846A)	3701
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	2108
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms-oppgradering (kun programvare)	1715
SCC190EFG	671826	FlukeView programvare, USB kabel og koffert (190-serien)	8099
SW90W	3894923	FlukeView Software	4447
Seminar Boxes			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	1263
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	5003
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	12634
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	1769
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE FOR 1 PERSON (MIN 6 PERSON ATTENDANCE)	2779
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	10057
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	20164
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 GENERIC END-USER TRAINING FOREIGN TRAVEL EXPENSE UNIT	1011

Prisene kan endres uten forutgående varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Alle priser er oppgitt ekskl mva og ekskl miljøavgift.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Norge AS
 Postboks 383
 1411 Kolbotn
 E-post: cs.no@fluke.com
 Telefon +47 (0) 800 18 227

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.
 Data subject to alteration without notice.
 03/2023 nono

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.