

# Fluke Test Tools pricelist

Valid from 02-10-2021

Model	Article Nr.	Description	EUR
<b>Fluke Connect</b>			
<b>Fluke Connect - 3000 Series</b>			
FLK-3000FC	4401595	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy FC	342
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Multimetr cyfrowy z próbnikiem napięcia dla elektryków i zestaw akcesoriów	489
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Multimetr cyfrowy dla elektroników oraz luksusowy zestaw akcesoriów	441
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimetr Fluke 3000FC z mocowaniem magnetycznym TPAK	380
FLK-A3000FC	4401588	Bezprzewodowy moduł FC z cęgami prądowymi AC	220
FLK-A3000FC KIT	4465618	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem A3000	489
FLK-A3001FC	4459439	Bezprzewodowy moduł FC z cęgami prądowymi AC iFlex	257
FLK-A3001FC KIT	4465665	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem i3000	527
FLK-A3002FC	4459442	Bezprzewodowy moduł FC do pomiaru prądu AC/DC	147
FLK-A3003FC	4629295	Bezprzewodowy miernik cęgowy FC 2000 A DC	614
FLK-A3004FC	4629301	Bezprzewodowy miernik cęgowy FC 4-20 A DC	735
FLK-T3000FC	4401563	Bezprzewodowy moduł FC do pomiarów termoparą typu K	220
FLK-T3000FC KIT	4465652	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem T3000	489
FLK-V3000FC	4401556	Bezprzewodowy moduł FC do pomiaru napięcia zmiennego	232
FLK-V3000FC KIT	4465641	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem V3000	489
FLK-V3001FC	4459421	Bezprzewodowy moduł FC do pomiaru napięcia stałego	232
FLK-V3001FC KIT	4467777	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC przyrządem V3001	489
<b>Fluke Connect - Accessories</b>			
FLK-FC-SD 8GB	4463628	Karta SD Wi-Fi Fluke Connect	109
FLUKE-IR3000FC	4460436	Konektor FC na podczerwień	163
<b>Digital Multimeters</b>			
<b>100 Series Multimeters</b>			
FLUKE-107 ESP	4367953	Kieszonkowy multimetr cyfrowy Fluke 107 CAT III	99
<b>110 Series Multimeters</b>			
C50	762823	Miękki pokrowiec na miernik	49
FLUKE-110/ERTA	5166916	Multimetr Fluke 110 True-RMS z funkcją pomiaru prawdziwej wartości skutecznej	126
FLUKE-113 EUR	3088053	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	145
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	191
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	225
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	271
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Zestaw Combo z multimetrem HVAC True RMS i miernikiem cęgowym firmy Fluke	384
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Zestaw Combo z multimetrem HVAC i termometrem na podczerwień firmy Fluke	348
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	283
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Zestaw Combo z multimetrem Fluke dla elektryków	366
FLUKE-117/PRV240	4636971	Zestaw: moduł kontrolny, multimetr cyfrowy Fluke 117	367
<b>170 Series Multimeters</b>			
C90	466029	Miękki pokrowiec na miernik	49
FLUKE-175 EGFID	1592901	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	277
FLUKE-177 EGFID	1592874	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	335
FLUKE-179 EGFID	1592842	Multimetr cyfrowy True RMS z podświetleniem i pomiarem temperatury	395

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Zestaw Combo dla elektroników	452
FLUKE-179/MAG2 KIT	4869295	Przemysłowy zestaw Combo Fluke 179/MAG2 z bezpłatną latarką Maglite	392
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Zestaw do obsługi technicznej Fluke 179 IMSK z multimetrem przemysłowym	490
<b>200 Series Multimeters</b>			
BC500TMM	4820410	Ładowarka sieciowa do przyrządu Fluke 279FC	144
C280	3182785	Miękki pokrowiec na miernik	81
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Zestaw Combo multimetru 287 z oprogramowaniem Fluke FlukeView® Forms	920
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Zestaw Combo multimetru 289 z oprogramowaniem Fluke FlukeView® Forms	983
FLUKE-233 EU	3469334	Multimetr z odłączanym wyświetlaczem	391
FLUKE-279FC I/B	4989200	Multimetr True RMS z kamerą telewizyjną, sondą iFlex i dodatkowym akumulatorem	1166
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy True RMS z kamerą termowizyjną oraz elastyczne cęgi prądowe	1060
FLUKE-287/EUR	3947781	Multimetr rejestrujący prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) z wykrywaniem trendów	712
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Zestaw Combo z oprogramowaniem FlukeView Forms	835
FLUKE-289/EUR	3947801	Przemysłowy multimetr rejestrujący prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	774
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Zestaw Combo przemysłowego multimetru rejestrującego z oprogramowaniem	862
FLUKE-289/IMSK	3449156	Zestaw do obsługi technicznej z multimetrem	763
<b>20 Series Multimeters</b>			
C25	681114	Miękki pokrowiec na miernik	70
FLUKE-27II/EUR	3947770	Multimetr przemysłowy (IP67)	622
FLUKE-28II/EUR	3947820	Przemysłowy multimetr prawdziwej wartości skutecznej (IP67)	622
FLUKE-28IIEEX	4017165	Iskrobezpieczny cyfrowy multimetr prawdziwej wartości skutecznej	1492
<b>70 Series Multimeters</b>			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimetr	489
<b>80 Series Multimeters</b>			
C25	681114	Miękki pokrowiec na miernik	70
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimetr	550
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Zestaw Combo dla elektryków przemysłowych	651
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	542
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Zestaw do obsługi technicznej Fluke 87V IMSK z multimetrem przemysłowym	629
FLUKE-87V-MAX	5140033	Multimetr cyfrowy prawdziwej wartości skutecznej	597
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Zestaw dla elektryków przemysłowych Fluke 87V MAX E2	705
<b>Clamp Meters</b>			
FLUKE-323	4152628	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	147
FLUKE-324	4152637	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	191
FLUKE-325	4152643	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	265
FLUKE-353	2840252	Miernik cęgowy AC/DC True RMS	736
FLUKE-355	2840265	Miernik cęgowy AC/DC True RMS	919

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-365/E	3790607	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) z odłączaną szczęką	306
FLUKE-368 FC	4709907	Bezprzewodowe cęgi prądowe do pomiaru prądu upływu, szczęki 40 mm	817
FLUKE-369 FC	4709934	Bezprzewodowe cęgi prądowe do pomiaru prądu upływu, szczęki 61 mm	817
FLUKE-373/E	3790564	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) 600 A	306
FLUKE-374 FC	4696001	Bezprzewodowy miernik cęgowy 600 A AC/DC True RMS	430
FLUKE-375 FC	4695932	Bezprzewodowy miernik cęgowy 600 A AC/DC True RMS	514
FLUKE-376 FC	4695861	Bezprzewodowy miernik cęgowy 1000 A AC/DC True RMS z cęgami iFlex	583
FLUKE-377 FC/E	5111858	Miernik cęgowy Fluke 377 FC True-RMS z sondą iFlex do bezkontaktowego pomiaru napięcia AC/DC	649
FLUKE-377/E	5225745	Miernik cęgowy Fluke 377 True-RMS z sondą iFlex do bezkontaktowego pomiaru napięcia AC/DC	649
FLUKE-378 FC/E	5225723	Miernik cęgowy Fluke 378 FC True-RMS z sondą iFlex do bezkontaktowego pomiaru napięcia AC/DC	749
FLUKE-378/E	5225761	Miernik cęgowy Fluke 378 True-RMS z sondą iFlex do bezkontaktowego pomiaru napięcia AC/DC	749
FLUKE-381	3610452	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) z odłączanym wyświetlaczem	686
FLUKE-393/E	5274939	Miernik cęgowy 393 FC, CAT III 1500 V, True-RMS z sondą iFlex	699
FLUKE-393FC/E	5274900	Miernik cęgowy 393 FC, CAT III 1500 V, True-RMS z sondą iFlex	699
FLUKE-902 FC	4695814	Bezprzewodowy miernik cęgowy True RMS do instalacji HVAC	343
FLUKE-I2500-10	3676410	Sonda iFlex	159
FLUKE-I2500-18	3676405	Sonda iFlex	159
H3	1608458	Pokrowiec (seria 330)	53
<b>Bench Multimeters</b>			
8808A 220V	2802372	Multimetr stołowy 5,5 cyfry	800
8808A 240V	2802385	Multimetr stołowy 5,5 cyfry	800
8808A/SU 220V	2802459	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (oprogramowanie i przewody)	1020
8808A/SU 240V	2802467	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (oprogramowanie i przewody)	1020
8808A/TL 220V	3111085	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (sonda 2x4 do pomiaru rezystancji)	889
8808A/TL 240V	3111097	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (sonda 2x4 do pomiaru rezystancji)	889
8845A 220V	2577352	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1200
8845A 240V	2577365	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1200
8845A/SU 220V	2675315	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1400
8845A/SU 240V	2675332	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1400
8845A-EFPT	2742690	Zestaw precyzyjnych wydłużonych sond pomiarowych	23
8845A-TPIT	2742683	Zestaw sond pomiarowych do układów scalonych	17
8846A 220V	2577383	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1570
8846A 240V	2577390	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1570
8846A/SU 220V	2675367	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1790
8846A/SU 240V	2675380	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1790
884X-1G	2675534	Pamięć USB 1 GB	45
884X-CASE	2675552	Walizka (8845A/8846A)	492
884X-RTD	2675468	Sonda temperaturowa RTD 100 omów	644
884X-SHORT	2653346	Zworka czteroprzewodowa	34
884X-USB	2675479	Prześciółka USB na RS232	184
FVF-SC4	2687335	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel (8845A/8846A)	346

Model	Article Nr.	Description	EUR
FVF-SC5	2791314	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	199
FVF-UG	1576741	Aktualizacja oprogramowania FlukeView Forms	162
RS43	946470	Kabel szeregowy	100
TL2X4W-PTII	2826215	Przewody do pomiarów rezystancji 2x4 z końcówką 2 mm	89
TL2X4W-TWZ	2723629	Przewody pomiarowe 2X4 ze zintegrowaną pęsetą	112
Y8021	708289	Ekranowany kabel interfejsu IEEE-488, 1 m	499
Y8022	708297	Ekranowany kabel interfejsu IEEE-488, 2 m	583
Y8846D	2771721	Podwójny zestaw do montażu na stojaku (8845A/8846A)	190
Y8846S	2675518	Pojedynczy zestaw do montażu na stojaku (8845A/8846A)	140
<b>Automotive Meters</b>			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Zestaw Combo multimetru dla motoryzacji	797
<b>Hand Tools</b>			
CPAK8	5081580	Futerał z wieszakiem magnetycznym	43
IB117KEUR	5195045	Multimetr dla elektryków Fluke 117 + zestaw startowy elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych (5 wkrętałów i 3 szczypce)	423
IB117L	5133953	Multimetr dla elektryków Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	317
IB117M	5133966	Multimetr dla elektryków Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	338
IB179K-EGFID	5133994	Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętałów i 3 elektroizolacyjne szczypce)	529
IB179L-EGFID	5133975	Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	423
IB179M-EGFID	5133982	Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	444
IB376KEUR	5195061	Miernik cęgowy Fluke 376 + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętałów i 3 elektroizolacyjne szczypce)	709
IB376L	5134134	Miernik cęgowy Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	615
IB376M	5134141	Miernik cęgowy Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	635
IB875KEUR	5195050	Multimetr przemysłowy Fluke 87V + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętałów i 3 elektroizolacyjne szczypce)	688
IB875L	5134096	Multimetr przemysłowy Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	582
IB875M	5134107	Multimetr przemysłowy Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	603
IBT6KEUR	5195077	Tester elektryczny T6-1000 + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętałów i 3 elektroizolacyjne szczypce)	423
IBT6L	5134118	Tester elektryczny T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	307
IBT6M	5134129	Tester elektryczny T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	317
IKPK7	5067392	Profesjonalny plecak narzędziowy Fluke Pack30 + zestaw startowy elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych (5 wkrętałów i 3 szczypce)	381
IKPL3	5067377	3-elementowy zestaw szczypiec elektroizolacyjnych, 1000 V	158
IKSC7	5067345	7-elementowy zestaw wkrętałów elektroizolacyjnych, 1000 V (3 płaskie, 2 krzyżakowe, 2 kwadratowe)	126
IKST7	5067389	Zestaw startowy elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych – 5 wkrętałów elektroizolacyjnych i 3 elektroizolacyjne szczypce, 1000 V	254
INCP8	5067267	Elektroizolacyjne szczypce uniwersalne, 8 cali, 200 mm, 1000 V	53
INDC8	5067244	Elektroizolacyjne boczne szczypce tnące o dużym przełożeniu dźwigni, 8 cali, 200 mm, 1000 V	63

Model	Article Nr.	Description	EUR
INLP8	5067232	Elektroizolacyjne szczypce szpiczaste z funkcją cięcia bocznego, 8 cali, 200 mm, 1000 V	58
INPP10	5067259	Elektroizolacyjne szczypce nastawne z szybką regulacją, 10 cali, 250 mm, 1000 V	74
IPHS1	5067306	Wkrętak krzyżakowy nr 1. Certyfikowany do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC.	19
IPHS2	5067314	Wkrętak krzyżakowy nr 2. Certyfikowany do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC.	24
ISLS3	5067271	Wkrętak elektroizolacyjny płaski 3/32x3 cale, 2,5 mm x 75 mm, 1000 V	17
ISLS5	5067280	Wkrętak elektroizolacyjny płaski 5/32x4 cale, 4 mm x 100 mm, 1000 V	17
ISLS8	5067298	Wkrętak 125 mm z 6-milimetrową końcówką płaską. Certyfikowany do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC.	24
ISQS1	5067323	Wkrętak elektroizolacyjny kwadratowy #1, 4 cale, 100 mm, 1000 V	23
ISQS2	5067338	Wkrętak elektroizolacyjny kwadratowy #2, 5 cali, 125 mm, 1000 V	23
RUP8	5081598	Zwijany futerał na narzędzia	21
<b>Electrical Testers</b>			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Fluke 1AC-II5PK Tester napięcia Fluke 1AC II (pi_ciopek)	129
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Próbnik napięcia Volt Alert (zestaw 5 sztuk)	129
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Próbnik napięcia AC, 200-1000 V	34
FLUKE-1000FLT	4472387	Tester świetlówek	278
FLUKE-1AC-E2-II	2432971	Próbnik napięcia Volt Alert	36
FLUKE-2042	2435038	Lokalizator przewodów (nadajnik + odbiornik)	883
FLUKE-2042T	2435045	Nadajnik do lokalizatora przewodów	460
FLUKE-9040EUR	4014969	Wskaźnik rotacji faz	235
FLUKE-9062	2435077	Wskaźnik rotacji faz i kierunku obrotów silnika	216
FLUKE-T110	4016950	Tester napięcia/ciągłości z załączanym obciążeniem	93
FLUKE-T130	4016961	Tester napięcia/ciągłości z LCD i załączanym obciążeniem	136
FLUKE-T150	4016977	Tester napięcia/ciągłości z LCD, pomiarem rezystancji i załączanym obciążeniem	157
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Zestaw: Fluke-T150 + moduł kontrolny PRV240	306
FLUKE-T90	4016945	Tester napięcia/ciągłości	64
FTL-660	2280204	Zestaw przewodów pomiarowych z bezpiecznikami	72
H5	649365	Pokrowiec na tester elektryczny (Fluke T5)	42
H-T6	4910585	Kabura na pasek do testera T6	42
LVD1A	4571403	Próbnik napięcia Volt Light	42
LVD2	2740300	Próbnik napięcia Volt Light	46
PRV240	4566209	Moduł kontrolny	183
PRV240FS	4910310	Moduł kontrolny T6/NCV	174
T5-1000 EUR1	659570	Tester elektryczny	201
T5-600 EUR1	659612	Tester elektryczny	179
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Zestaw z testerem elektrycznym, termometrem na podczerwień i próbnikiem napięcia	292
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Tester elektryczny z futerałem i próbnikiem napięcia 1AC	224
T6-1000/EU	4910257	Tester elektryczny z technologii FieldSense™, EU	296
T6-1000PRO/EU	5134758	Tester elektryczny Fluke T6-1000 PRO	305
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Rabat 20% na tester Fluke T6-600 z termometrem na podczerwień 62MAX+, próbnikiem napięcia 1AC i miękkim futerałem C60	338

Model	Article Nr.	Description	EUR
T6-600/EU	4910322	Tester elektryczny z technologią FieldSense™	232
<b>Laser Levels</b>			
<b>3 point lasers</b>			
PLS 3G KIT	5009378	Poziomica laserowa (laser zielony 3-punktowy), zestaw	272
PLS 3G Z	5009369	Poziomica laserowa (laser zielony 3-punktowy), sam przyrząd	227
PLS 3R KIT	5009357	Poziomica laserowa (laser czerwony 3-punktowy), zestaw	229
PLS 3R Z	5009340	Poziomica laserowa (laser czerwony 3-punktowy), sam przyrząd	183
<b>5 point lasers</b>			
PLS 5G KIT	5009414	Poziomica laserowa (laser zielony 5-punktowy), zestaw	364
PLS 5G Z	5009406	Poziomica laserowa (laser zielony 5-punktowy), sam przyrząd	322
PLS 5R KIT	5009391	Poziomica laserowa (laser czerwony 5-punktowy), zestaw	315
PLS 5R Z	5009384	Poziomica laserowa (laser czerwony 5-punktowy), sam przyrząd	283
<b>Cross line and point lasers</b>			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Poziomnica laserowa - laser krzyżowy i punktowy, zielony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	529
PLS 6G RBP SYS	5116079	System: poziomnica laserowa + odbiornik - laser krzyżowy i punktowy, zielony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	635
PLS 6G Z	5009461	Zielony laser krzyżowo-punktowy, sam przyrząd	434
PLS 6R RBP KIT	5195802	Poziomnica laserowa - laser krzyżowy i punktowy, czerwony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	423
PLS 6R RBP SYS	5195833	System: poziomnica laserowa + odbiornik - laser krzyżowy i punktowy, czerwony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	529
PLS 6R Z	5009423	Czerwony laser krzyżowo-punktowy, sam przyrząd	333
<b>Cross line lasers</b>			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Poziomnica laserowa - laser krzyżowy, zielony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	370
PLS 180G RBP SYS	5116093	System: poziomnica laserowa + odbiornik - laser krzyżowy, zielony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	423
PLS 180G Z	5017287	Zielony laser krzyżowy, sam przyrząd	319
PLS 180R RBP KIT	5195840	Poziomnica laserowa - laser krzyżowy, czerwony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	296
PLS 180R RBP SYS	5195857	System: poziomnica laserowa + odbiornik - laser krzyżowy, czerwony kolor wiązki, w zestawie z bateriami, zasięg 30m	370
PLS 180R Z	5017279	Czerwony laser krzyżowy, sam przyrząd	249
<b>3x360 Lasers</b>			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111		281
PLS 3X360R KIT	5114127		449
PLS 3X360G Z TOOL	5114148		349
PLS 3X360G KIT	5114153		493
PLS HGI3X360R	5204916		24
PLS HGI3X360G	5214800		24
PLS 3X360 MLB	5214817		47
PLS 3X360 CB	5214821		25
PLS 3X360 HC	5221067		19



Model	Article Nr.	Description	EUR
<b>Rotary lasers</b>			
<b>Horizontal rotary lasers</b>			
PLS H2 KIT	5022496	Zestaw obrotowej poziomicy laserowej PLS H2 (laser czerwony) ze statywem oraz łąką niwelacyjną	1167
PLS H2 SYS	5022481	Obrotowa poziomicca laserowa PLS H2 (laser czerwony), system	907
PLS H2 Z	5022470	Obrotowa poziomicca laserowa PLS H2 (laser czerwony), sam przyrząd	640
<b>Manual slope rotary lasers</b>			
PLS HV2G KIT	5022520	Zestaw obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2G (laser zielony)	1556
PLS HV2G SYS	5022547	System obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2R (laser zielony) z odbiornikiem lasera	1301
PLS HV2G Z	5022535	Obrotowa poziomicca laserowa PLS HV2G (laser zielony), sam przyrząd	966
PLS HV2R KIT	5022558	Zestaw obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2R (laser czerwony) ze statywem oraz łąką niwelacyjną	1434
PLS HV2R SYS	5022512	System obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2R (laser czerwony) z odbiornikiem lasera (sam przyrząd)	1167
PLS HV2R Z	5022501	Obrotowa poziomicca laserowa PLS HV2R (laser czerwony), sam przyrząd	833
<b>Accessories lasers</b>			
PLS BC20	5022618	Przewód do ładowania akumulatorów PLS RBP10	38
PLS BP10	5022599	Zasobnik na baterie alkaliczne do obrotowych poziomic laserowych H2, HV2	52
PLS BP5	5031952	Pojemnik na baterie alkaliczne BP5	44
PLS C18	4985124	Skrzynka narzędziowa do poziomic laserowych	86
PLS C19	5022586	Walizka do obrotowej poziomicy laserowej	74
PLS FS	5031929	Statyw do przyrządów PLS 3, 5, 6	16
PLS GR16	5022652	Łąka niwelacyjna z podziałką amerykańską i metryczną	52
PLS GRT4	5022634	Magnetyczna tarcza odblaskowa do lasera zielonego	14
PLS MLB	5031934	Kątowy uchwyt magnetyczny do przyrządów PLS 3, 5, 6, 180	46
PLS RBC5	5031965	Przewód z adapterami do ładowania akumulatorów litowo-jonowych RBP5	14
PLS RBP10	5022607	Akumulator do przyrządów H2, HV2	76
PLS RBP5	5023322	Akumulator litowo-jonowy do ręcznych poziomic laserowych PLS z przewodem do ładowania i adapterami do gniazdek	68
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Akumulator litowo-jonowy RBP5 do poziomic laserowych z laserem liniowym i punktowym	57
PLS RC2	5022564	Pilot zdalnego sterowania obrotową poziomicą laserową	63
PLS RRT4	5022629	Magnetyczna tarcza odblaskowa do lasera czerwonego	14
PLS SLD GREEN	4978526	Detektor zielonej wiązki laserowej SLD z uchwytem	183
PLS SLD RED	4978515	Detektor czerwonej wiązki laserowej SLD z uchwytem	168
PLS TPOD500	5022665	Wysuwany statyw	286
PLS UB9	4966636	Uniwersalny uchwyt sufitowo-ścienny UB9	95
PLS WCB10	5022641	Obrotowy uchwyt ścienny-sufitowy	97
PLS XLD	5037696	Odbiornik lasera obrotowego z zaciskiem	215
PLS XLD CLAMP	5037709	Zacisk do odbiornika lasera obrotowego	38
PLS-21502	4919812	Nakładka obrotowa na statyw PLS3/180	10
PLS-HGI180G	5067797	Zapasowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomicy laserowej PLS 180G	25
PLS-HGI180R	5042463	Zapasowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomicy laserowej PLS 180R	25

Model	Article Nr.	Description	EUR
PLS-HGI3G	5067760	Zapascowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomicy laserowej PLS 3G	25
PLS-HGI3R	5042439	Zapascowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomicy laserowej PLS 3R	25
PLS-HGI5G	5067772	Zapascowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomicy laserowej PLS 5G	25
PLS-HGI5R	5042442	Zapascowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomicy laserowej PLS 5R	25
PLS-HGI6G	5067785	Zapascowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomicy laserowej PLS 6G	25
PLS-HGI6R	5042456	Zapascowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomicy laserowej PLS 6R	25
<b>Distance Meters</b>			
FLUKE-417D	5099292	Dalmierz Laserowy	108
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Zestaw, Fluke417D/62Max+, Dalmierz Laserowy 417D Oraz Termometr Na Podczerwień 62Max+	190
FLUKE-424D	4106866	Dalmierz laserowy	425
<b>Battery Analyzers</b>			
<b>Battery Analyzers</b>			
FLUKE-BT510	4489970	Analizator baterii i akumulatorów	3217
FLUKE-BT520	4489981	Analizator baterii i akumulatorów	4089
FLUKE-BT520ANG	5104752	Analizator akumulatorów z kątowymi sondami pomiarowymi	4972
FLUKE-BT521	4489996	Zaawansowany analizator baterii i akumulatorów	4480
FLUKE-BT521ANG	5104765	Zaawansowany analizator akumulatorów z kątowymi sondami pomiarowymi	5419
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BC500	4542299	Ładowarka sieciowa	146
BP500	4542300	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V 3000 mAh	121
BT500-PROBE-TIP	4561297	Końcówki pomiarowe do sond: 10 szt. zapasowych końcówek pomiarowych, 2 szt. długich i 2 szt. krótkich nasadek na końcówki sond	146
BTL10	4542264	Standardowe sondy do analizatorów baterii i akumulatorów	390
BTL20	4542273	Zestaw inteligentnych sond z przedłużeniem (bez czujnika temperatury)	601
BTL20ANG	4969588	Interaktywna sonda pomiarowa do analizatora akumulatorów (z końcówką kątową)	795
BTL21	4542286	Zestaw inteligentnych sond z przedłużeniem i czujnikiem temperatury	749
BTL-A	4542258	Adapter sondy napięciowej/prądowej	48
I410	617727	Cęgi prądowe AC/DC (400 A)	308
<b>Insulation Testers</b>			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Zaawansowany zestaw 2 w 1 do diagnostyki instalacji elektrycznych i izolacji z 62MAX+, i400	1063
FLUKE-1503	2427883	Tester izolacji	466
FLUKE-1507	2427890	Tester izolacji	579
FLUKE-1550C	3665021	Miernik rezystancji izolacji (5 kV)	4634
FLUKE-1550C FC	4977402	Tester rezystancji izolacji (5 kV) z Fluke IR3000FC	4634
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Zestaw testera rezystancji izolacji (5 kV) z Fluke IR3000FC	5108
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Zestaw miernika rezystancji izolacji (5 kV)	5108
FLUKE-1555	3665056	Miernik rezystancji izolacji (10 kV)	5108
FLUKE-1555 FC	4977519	Tester rezystancji izolacji (10 kV) z Fluke IR3000FC	5108
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Zestaw testera rezystancji izolacji (10 kV) z Fluke IR3000FC	5580



Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-1555/KIT	3665111	Zestaw miernika rezystancji izolacji (10 kV)	5580
FLUKE-1577	2157280	Multimetr z funkcją testowania izolacji	734
FLUKE-1587 FC	4691215	Bezprzewodowy multimetr 2 w 1 z funkcją testowania izolacji	885
FLUKE-1587 T	2517605	Multimetr z funkcją testowania izolacji (dla telekomunikacji)	821
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	Multimetr 2 w 1 z funkcją testowania izolacji i cęgami i400	944
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Zaawansowany zestaw 2 w 1 do diagnostyki silników i napędów z 9040, i400	1180
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Konektor FC Fluke ir3000	254
FVF-BASIC	2396957	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	183
FVF-SC2	1576734	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel IR USB (serie 180 oraz 1653, 789, 1550B)	302
IR189USB	2428108	Kabel USB-IR (seria 280/180 oraz 1653, 789, 1550B)	58
<b>Installation Testers</b>			
ES165X	2104706	Zestaw sond do uziemienia	181
FLK-1662 SCH	4546944	Tester instalacji z pamięcią, wersja Schuko	1060
FLK-1663 SCH	4546980	Tester instalacji z funkcją testu różnicówek, typ B, Schuko	1378
FLK-1664FC SCH	4547054	Tester Instalacji FC ze wstępnym testem izolacji, wersja Schuko	1716
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Przewód do testowania instalacji 166X w wersji Schuko (EU)	63
FLK-DMS COMPL	4718790	Oprogramowanie DMS Complete do testerów instalacji i testerów PAT	650
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	Oprogramowanie DMS Complete/Professional do testerów instalacji i testerów PAT	865
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Kod licencji na oprogramowanie TruTest firmy Fluke w wersji Advanced	399
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Oprogramowanie TruTest firmy Fluke – płyta CD (bez kodu licencji)	40
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Kod licencji na oprogramowanie TruTest firmy Fluke w wersji Lite	249
FVF-SC2	1576734	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel IR USB (serie 180 oraz 1653, 789, 1550B)	302
IR189USB	2428108	Kabel USB-IR (seria 280/180 oraz 1653, 789, 1550B)	58
TL165X	2107756	Zestaw standardowych przewodów pomiarowych (seria 1650)	136
TP165X	2107742	Zdalnie wyzwalana sonda pomiarowa (seria 1650)	98
ZERO ADAPTER	3261925	Adapter zerujący (165xB)	45
<b>Solar Testers</b>			
FLK-IRR1-SOL	5218288	Miernik promieniowania słonecznego Fluke FLK-IRR1-SOL	329
<b>Portable Appliance Testers</b>			
FLK-DMS COMPL	4718790	Oprogramowanie DMS Complete do testerów instalacji i testerów PAT	650
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	Oprogramowanie DMS Complete/Professional do testerów instalacji i testerów PAT	865
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Kod licencji na oprogramowanie TruTest firmy Fluke w wersji Advanced	399
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Oprogramowanie TruTest firmy Fluke – płyta CD (bez kodu licencji)	40
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Kod licencji na oprogramowanie TruTest firmy Fluke w wersji Lite	249
<b>Earth Ground Testers</b>			
C1620	4359042	Torba	234
CABLE REEL 25M BL	4343731	Przewód uziemiający na bębnie 25 m, niebieski	76
CABLE REEL 25M GR	4343746	Przewód uziemiający na bębnie 25 m, zielony	76
CABLE REEL 50M RD	4343754	Przewód uziemiający na bębnie 50 m, czerwony	85
EARTH STAKE	4325492	Zestaw sond gruntowych do pomiarów uziemień	76

Model	Article Nr.	Description	EUR
EI-1623	2577115	Zestaw cęgów do pomiarów bezelektrodowych do modelu 1623-2 (złożony z EI-162X i EI-162AC)	813
EI-1625	2577126	Zestaw cęgów do pomiarów bezelektrodowych do modelu 1625-2 (złożony z EI-162X i EI-162AC oraz kabla z 2/3 żyłami)	972
EI-162AC	2577144	Cęgowy przekładnik prądowy (indukujący)	255
EI-162BN	2577159	Transformator z dzielonym rdzeniem o śr. 320 mm	2437
EI-162X	2577132	Cęgowy przekładnik prądowy (pomiarowy) z zestawem ekranowanych kabli	486
ES-162P3-2	4359377	Zestaw szpilek uziemiających do pomiarów trzybiegunowych	292
ES-162P4-2	4359389	Zestaw szpilek uziemiających do pomiarów czterobiegunowych	425
FLUKE-1623-2	4325155	Podstawowy tester uziemienia GEO	1644
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Zestaw podstawowego testera uziemienia GEO	2803
FLUKE-1625-2	4325162	Zaawansowany tester uziemienia GEO	2741
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Zestaw zaawansowanego testera uziemienia GEO	4022
FLUKE-1630-2	4829515	Cęgowy miernik pętli uziemienia oraz prądów upływu bez Fluke Connect	1672
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Cęgowy miernik pętli uziemienia oraz prądów upływu z Fluke Connect	1672
<b>Indoor Air Quality Tools</b>			
FLUKE-922	2679822	Miernik przepływu powietrza	779
FLUKE-922/KIT	2679831	Zestaw miernika przepływu powietrza	907
FLUKE-971	2418208	Miernik temperatury i wilgotności	311
FLUKE-985	4131397	Licznik cząstek	5113
FLUKE-CO-205	664714	Zasysacz czujnika tlenu węgla	218
FLUKE-CO-220	664711	Miernik tlenu węgla	648
PT12	2740212	Rurka Pitota, 12	142
RLD2	3387163	Latarka do wykrywania wycieków	64
<b>Digital Thermometers</b>			
8OPR-60	2148313	Sonda temperaturowa RTD (Fluke 66/68)	89
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Zestaw z termometrem na podczerwień, miernikiem cęgowym i próbnikiem napięcia	289
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Zestaw Combo z multimetrem HVAC i termometrem na podczerwień firmy Fluke	348
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Termometr	365
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Termometr	462
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Termometr z jednym wejściem, 50 Hz	526
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Termometr z jednym wejściem, 60 Hz	526
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Termometr z dwoma wejściami, 50 Hz	645
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Termometr z dwoma wejściami, 60 Hz	645
FLUKE-561	2558118	Termometr wielofunkcyjny	170
FLUKE-566	2837799	Termometr wielofunkcyjny	473
FLUKE-568	2837806	Termometr wielofunkcyjny	591
FLUKE-568EX	4321662	Iskrobezpieczny termometr na podczerwień	1463
FLUKE-572-2	4328074	Termometr na podczerwień	699
FLUKE-62 MAX	4130474	Termometr na podczerwień	106
FLUKE-62 MAX +	4130488	Termometr na podczerwień	123
FLUKE-64 MAX	4856105	Wielofunkcyjny termometr na podczerwień o D:S równym 20:1	158
FLUKE-FP	2477945	Termometr na podczerwień FoodPro	129

Model	Article Nr.	Description	EUR
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Zestaw z testerem elektrycznym, termometrem na podczerwień i próbnikiem napięcia	292
<b>Industrial Imaging</b>			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	423
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Wideoskop Fluke 3,8 mm z sondą o długości 1 m	766
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Wideoskop Fluke 5,5 mm z sondą o długości 1 m i widokiem przednim oraz bocznym	553
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Wideoskop Fluke 8,5 mm z sondą o długości 1,2 m i widokiem przednim oraz bocznym	223
FLK-8.5MM/1M UVPROBE	4962751	Wideoskop Fluke 8,5 mm z sondą UV o długości 1 m i widokiem przednim oraz bocznym	766
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Wideoskop Fluke 8,5 mm z sondą o długości 3 m i widokiem przednim oraz bocznym	659
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Wideoskop Fluke 9 mm z sondą o długości 20 m na szpuli	2194
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Pasek na szyję do przyrządów DS 7XX	52
FLK-DS701	4962652	Wideoskop diagnostyczny	1865
FLK-DS703 FC	4962665	Wideoskop diagnostyczny o wysokiej rozdzielczości z FC	2194
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 akustyczna kamera przemysłowa	17989
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	74
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	31
FLK-II910	5233904	Precyzyjny przyrząd do obrazowania akustycznego ii910	21419
<b>Thermal Imagers</b>			
<b>Handheld thermal cameras</b>			
FLK-PTI120 9HZ	5074148	Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120; 120x90; 9HZ	769
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120; 120x90; 9HZ; 400C	769
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Kamera termowizyjna Fluke TiS20+; 120x90; 9HZ	1299
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Kamera termowizyjna Fluke TiS20+MAX; 120x90; 9HZ	1499
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Kamera termowizyjna Fluke TiS55+ 27 Hz	2699
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Kamera termowizyjna Fluke TiS55+ 9 Hz, 220x165	2699
<b>High resolution thermal cameras</b>			
FLK-TI300+ 60HZ	5127961	Kamera termowizyjna Fluke Ti300+ 60Hz	5999
FLK-TI300+ 9HZ	5127977	Kamera termowizyjna Fluke Ti300+ 9Hz	5999
FLK-TI401-PRO 60HZ	5085041	Kamera termowizyjna Fluke Ti401 PRO; 640x480; 60HZ	7999
FLK-TI401-PRO 9HZ	5085052	Kamera termowizyjna Fluke Ti401 PRO; 640x480; 9HZ	7999
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Kamera termowizyjna Fluke Ti480 PRO 60 Hz	10499
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Kamera termowizyjna Fluke Ti480 PRO 9 Hz	10499
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Kamera termowizyjna Fluke TiS60+ (30 Hz)	3299
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Kamera termowizyjna Fluke TiS60+ (9 Hz)	3299
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Kamera termowizyjna Fluke TiS75+ 27 Hz	4499
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Kamera termowizyjna Fluke TiS75+ 9 Hz, 320x240	4499
FLK-TIX501 60HZ	5085119	Kamera termowizyjna Fluke TiX501; 640x480; 60HZ	11499
FLK-TIX501 9HZ	5085128	Kamera termowizyjna Fluke TiX501; 640x480; 9HZ	11499
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Kamera termowizyjna 640x480, 60 Hz, SR	13999
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Kamera termowizyjna 640x480, 9 Hz, SR	13999

Model	Article Nr.	Description	EUR
<b>High definition mounted thermal cameras</b>			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Obiektyw szerokokątny do zdjęć w podczerwieni	1118
FLK-2X- LENS	4961163	Inteligentny teleobiektyw 2x do zdjęć w podczerwieni	2237
FLK-4X-LENS	4961188	Inteligentny teleobiektyw 4x do zdjęć w podczerwieni	5009
FLK-RSE300 60HZ	4944776	Kamera termowizyjna 320x240, 60 Hz	11709
FLK-RSE300 9HZ	4948166	Kamera termowizyjna 320x240, 9 Hz	11709
FLK-RSE600 60HZ	4944826	Kamera termowizyjna 640x480, 60 Hz	16639
FLK-RSE600 9HZ	4948175	Kamera termowizyjna 640x480, 9 Hz	16639
FLK-RSE-MB	4961344	Uchwyt mocujący do kamery termowizyjnej Fluke	137
FLK-RSE-ST	4973844	Stojak do mocowania kamery termowizyjnej	148
<b>Thermal Imagers Accessories (general)</b>			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Obiektyw makro 25 mikronów do zdjęć w podczerwieni do kamer TiX560-TiX520	4647
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Teleobiektyw 4x do zdjęć w podczerwieni do kamer TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	6427
FLK-LENS/TELE2	4335350	Teleobiektyw do zdjęć w podczerwieni (Ti200/Ti300/Ti400)	1416
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Obiektyw szerokokątny do zdjęć w podczerwieni (Ti200/Ti300/Ti400)	1416
FLK-MACRO-LENS	4961195	Obiektyw makro do zdjęć w podczerwieni	3357
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Słuchawki Bluetooth	84
FLK-TI-SBC3B	4354922	Ładowarka stołowa (Ti200/Ti300/Ti400)	196
FLK-TI-SBP3	3440365	Dodatkowy akumulator (Ti32/TiR32)	152
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Uchwyt do mocowania	105
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Uchwyt do statywu	105
FLK-TI-VISOR2	3996500	Osłona przeciwsłoneczna	84
FLK-TI-VISOR3	4335377	Osłona do kamery Termowizyjnej	84
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Osłona na obiektyw	17
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Regulowany pasek na dłoń	17
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Kabel wideo HDMI	20
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Regulowany pasek na szyję	33
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Dodatkowy akumulator inteligentny	137
TI20-RBP	2577796	Akumulator (Ti20)	190
TI-CAR CHARGER	3039779	Ładowarka samochodowa Ti (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	137
TI-TRIPOD	3511872	Uchwyt do mocowania na statywie	120
<b>Thermal Imagers IR-Windows</b>			
FLK-050-CLKT	3460346	Okno podczerwieni z serii C, Kwik Twist 50 mm	185
FLK-075-CLKT	3460387	Okno podczerwieni z serii C, Kwik Twist 75 mm	252
FLK-100-CLKT	3460439	Okno podczerwieni z serii C, Kwik Twist 100 mm	339
FLUKE-CV200	4326955	Okienko termograficzne 50 mm, wersja z mechanizmem ręcznym	239
FLUKE-CV300	4326962	Okienko termograficzne 75 mm, wersja z mechanizmem ręcznym	328
FLUKE-CV301	4338164	Okienko termograficzne 75 mm, wersja z zamkiem zabezpieczającym	351
FLUKE-CV400	4326996	Okienko termograficzne 100 mm, wersja z mechanizmem ręcznym	460
FLUKE-CV401	4338173	Okienko termograficzne 100 mm, wersja z zamkiem zabezpieczającym	460
<b>ScopeMeters</b>			
<b>Industrial ScopeMeter</b>			
FLUKE-123B/EU	4755659	Skopometr do zastosowań przemysłowych 20 MHz, EU	1713
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 20 MHz, EU	2170
FLUKE-123B/INT	4755710	Skopometr do zastosowań przemysłowych 20 MHz, INT	1713

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-123B/INT/S	4755953	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 20 MHz, INT	2170
FLUKE-124B/EU	4755731	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, EU	2056
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, EU	2513
FLUKE-124B/INT	4755793	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, INT	2056
FLUKE-124B/INT/S	4756031	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, INT	2513
FLUKE-125B/EU	4755818	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, EU	2454
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, EU	2913
FLUKE-125B/INT	4755876	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, INT	2454
FLUKE-125B/INT/S	4756112	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, INT	2913
<b>190 Series ScopeMeters</b>			
FLUKE-190-062-III	5282331	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-062-III	3176
FLUKE-190-062-III-S	5282354	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-062-III/S z zestawem	3623
FLUKE-190-102-III	5282368	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-102-III	3907
FLUKE-190-102-III-S	5282379	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-102-III/S z zestawem	4356
FLUKE-190-104-III	5282393	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-104-III	4398
FLUKE-190-104-III-S	5282417	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-104-III/S z zestawem	4846
FLUKE-190-202-III	5282439	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-202-III	4409
FLUKE-190-202-III-S	5282442	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-202-III/S z zestawem	4859
FLUKE-190-204-III	5282463	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-204-III	5032
FLUKE-190-204-III-S	5282474	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-204-III/S z zestawem	5480
FLUKE-190-502-III	5282495	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-502-III	5431
FLUKE-190-502-III-S	5282508	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-502-III/S z zestawem	5881
FLUKE-190-504-III	5282513	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-504-III	5630
FLUKE-190-504-III-S	5282524	Przyrząd testujący ScopeMeter 190-504-III/S z zestawem	6079
<b>Motor Drive Analyzers</b>			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Analizator napędów silnikowych MDA-550	7194
SB-500	5011046	Zestaw wymiennych szczotek do przyrządów SVS-500 i MDA-500	287
SVS-500	5011031	Zestaw do pomiaru napięcia na wałach plus podstawa magnetyczna	383
<b>ScopeMeter Accessories</b>			
AC120	646163	Wytrzymałe zaciski krokodylkowe	52
AS400	3894880	Zestaw akcesoriów do sond VPS400	124
BB120	646171	Prześciółka banan-BNC	57
BC190/830	4821057	Uniwersalny zewnętrzny zasilacz sieciowy Fluke BC190/830	207
BHT190	3379374	Zestaw adapterów stykowych	405
BP120MH	2544081	Akumulator NiMH (seria 120/43B)	113
BP190	677390	Akumulator NiMH (do serii 190)	227
BP290	4025762	Akumulator o standardowej pojemności do przyrządów z serii 190 II	268
BP291	3894688	Akumulator, seria Fluke 190	376
C120	646189	Walizka (do serii 43B/120)	123
C120B	4744391	Torba na przyrządy z serii 120B	155
C125	646858	Miękki pokrowiec na miernik	57
C190	677401	Walizka (do serii 190)	289
C195	677408	Miękki pokrowiec	267
C290	3894803	Twarda walizka	241
CS20MA	677393	Bocznik prądowy 4-20 mA	111
EBC290	3894906	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	119
HC120	646668	Haczyki zaciskowe	66

Model	Article Nr.	Description	EUR
HC200	2086410	Zestaw haczyków zaciskowych	46
HH290	3894844	Haczyk do zawieszenia skopometru z serii 190 II	85
MA190	1567481	Zestaw akcesoriów do pomiarów sprzętu medycznego (seria 190)	511
OC4USB	2166266	Kabel szeregowy z adapterem USB	183
PM9080/101	1641983	Kabel szeregowy (RS232)	305
PM9081/001	916093	Prześciówka: podwójny wtyk bananowy – żeńskie złącze BNC	58
PM9082/001	916163	Prześciówka: podwójny wtyk bananowy – męskie złącze BNC	58
PM9091/001	935598	Kable koncentryczne ze złączami BNC (1,5 m)	137
PM9092/001	935601	Kable koncentryczne ze złączami BNC (0,5 m)	119
PM9093/001	935593	Prześciówka: BNC męskie – BNC żeńskie	80
PM9096/201	651742	Sonda do pomiaru układów zapłonowych	380
RS120-III	4023947	Zapasowy zestaw akcesoriów do sond	124
RS400	3894867	Zapasowy zestaw sond VPS400	99
RS500	4025886	Zapasowy zestaw akcesoriów do sond VPS500	177
SCC 128	2100199	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 120)	814
SCC 198	2100208	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 190)	1024
SCC120B	4744423	Zestaw akcesoriów do torby na przyrządy z serii 120B	571
SCC120E	646684	Oprogramowanie FlukeView + kabel USB + pokrowiec (do serii 120), wersja angielska	524
SCC190EFG	671826	Oprogramowanie FlukeView + kabel + pokrowiec (do serii 190), wersja angielska, francuska, niemiecka	734
SCC290	3894826	Oprogramowanie + twarda walizka do przyrządów z serii 190 II	447
SCC298	4138312	Samochodowy zestaw serwisowy do przyrządów Fluke z serii 190 II	1088
SP120B	4744414	Zabezpieczenie ekranu do przyrządów z serii 120B	51
STL120-III	4023901	Ekranowany przewód pomiarowy	217
STL120-IV	4744340	Zestaw ekranowanych przewodów pomiarowych CAT IV 600 V	182
STL90	201233	Zestaw samochodowych ekranowanych przewodów pomiarowych (seria 120/190)	284
SW90W	3894923	Oprogramowanie FlukeView	406
TAS90	614187	Zestaw akcesoriów samochodowych (do serii 120/190)	80
TRM50	4025864	Terminator BNC 50 omów z przejściem	213
UA120	4744384	Adapter złącza USB	51
VPS101	3086317	Zestaw sondy napięciowej 1:1, czarna, 30 MHz, 1,2 m	248
VPS210-G	3086247	Zestaw sondy napięciowej 10:1, szara, 200 MHz, 1,2 m	248
VPS210-R	3086235	Zestaw sondy napięciowej 10:1, czerwona, 200 MHz, 1,2 m	248
VPS212-G	3086286	Zestaw sondy napięciowej 10:1, szara, 200 MHz, 2,5 m	248
VPS212-R	3086273	Zestaw sondy napięciowej 10:1, czerwona, 200 MHz, 2,5 m	248
VPS220-G	3086300	Zestaw sondy napięciowej 100:1, szara, 200 MHz, 1,2 m	248
VPS220-R	3086299	Zestaw sondy napięciowej 100:1, czerwona, 200 MHz, 1,2 m	248
VPS40-III	4023920	Sonda napięciowa	144
VPS41	4744378	Zestaw sondy napięciowej 40 MHz CAT IV 600 V	177
VPS410-II-B	4276937	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, niebieska	235
VPS410-II-G	4276943	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, szara	235
VPS410-II-R	4276928	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, czerwona	235



Model	Article Nr.	Description	EUR
VPS410-II-V	4276955	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, zielona	235
VPS420-V	4411583	Wzmocniona sonda wysokonapięciowa, zielono-czarna	275
VPS510-B	4025796	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, niebieska	235
VPS510-G	4025801	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, szara	235
VPS510-R	4025781	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, czerwona	235
VPS510-V	4025812	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, zielona	235
<b>Power Quality Tools</b>			
1742-6/UPGRADE	4920964	Aktualizacja przyrządu z 1742 do 1746	1967
1742-8/UPGRADE	4920973	Aktualizacja przyrządu z 1742 do 1748	3636
1746-8/UPGRADE	4920986	Aktualizacja przyrządu z 1746 do 1748	1967
C1740	4116762	Miękki pokrowiec do analizatorów jakości zasilania 174X i 43X-II	237
C437-II	4116743	Walizka z kółkami na przyrządy z serii 430 II	572
EPE-TRAINING-E/EMEA	4792349	Zestaw szkoleniowy na temat jakości energii elektrycznej (w j. angielskim)	204
FLUKE-1732/B	4706566	Rejestrator energii, wersja podstawowa	2421
FLUKE-1732/EUS	4706548	Rejestrator energii, wersja UE/USA	2699
FLUKE-1732/INTL	4706553	Rejestrator energii, wersja międzynarodowa	2699
FLUKE-1734/B	4706582	Rejestrator energii, wersja zaawansowana bez elastycznych sond	2751
FLUKE-1734/EUS	4706594	Rejestrator energii, wersja zaawansowana UE/USA	3025
FLUKE-1734/INTL	4706608	Rejestrator energii, wersja zaawansowana, międzynarodowa	3025
FLUKE-1736/B	4563561	Trójfazowy rejestrator energii, wersja podstawowa	4272
FLUKE-1736/EUS	4534519	Trójfazowy rejestrator energii, wersja EU/US	4283
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 -Gold Edition	3447
FLUKE-1736/INTL	4563550	Trójfazowy rejestrator energii, wersja międzynarodowa	4283
FLUKE-1738 FTP KIT	5225035	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana międzynarodowa + Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami do pomiarów jakości zasilania	2610
FLUKE-1738/B	4588378	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana, bez elastycznych sond	4401
FLUKE-1738/EUS	4563577	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana EU/US bez elastycznych sond	4947
FLUKE-1738/INTL	4588384	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana międzynarodowa	4947
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja EUS	4019
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja międzynarodowa	4019
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja EUS	4019
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja międzynarodowa	4019
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja EUS	3676
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja międzynarodowa	3676
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja EUS	5521
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja międzynarodowa	5521
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja EUS	5521

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja międzynarodowa	5521
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja EUS	5170
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja międzynarodowa	5170
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja EUS	6914
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja międzynarodowa	6914
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja EUS	6914
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja międzynarodowa	6914
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja EUS	6586
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja międzynarodowa	6586
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	13361
FLUKE-1760 INTL	2630744	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	15481
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	20427
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	18310
FLUKE-430-II/MA	4779032	Zestaw aktualizacji oprogramowania do analizatorów silników 430-II	2340
FLUKE-435-II	4116661	Analizator jakości zasilania i energii	6949
FLUKE-435-II/BASIC	4116689	Zaawansowany analizator jakości zasilania i energii (bez cęgów)	6252
FLUKE-435-II/INTL	4778929	Analizator jakości zasilania i energii, wersja międzynarodowa	6949
FLUKE-437-II	4116692	Analizator jakości zasilania i energii	9167
FLUKE-437-II/BASIC	4116719	Analizator jakości zasilania i energii 400 Hz (bez cęgów)	8479
FLUKE-437-II/INTL	4778934	Analizator jakości zasilania i energii, wersja międzynarodowa	9167
FLUKE-438-II	4778976	Analizator jakości zasilania i silników	8192
FLUKE-438-II/BASIC	4778990	Analizator jakości zasilania i silników, bez cęgów i karty SD Wi-Fi FC	7484
FLUKE-438-II/INTL	4779015	Analizator jakości zasilania i silników, bez karty SD Wi-Fi FC	8192
FLUKE-VR1710	3030923	Jednofazowy rejestrator jakości napięcia	986
<b>Power Quality Tools Accessories</b>			
3140R	2650136	Zaciskowy przekładnik prądowy 2 A-400 A (Fluke 1750)	452
3210-PR-TF-II	4531769	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 1000 A 61 cm (do przyrządów 1750)	702
3310-PR-TF-II	4531778	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 5000 A 61 cm (do przyrządów 1750)	938
3312-PR-TF-II	4531784	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 5000 A 122 cm (do przyrządów 1750)	1154
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	98
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	137
BC430/830	4821069	Impulsowy zasilacz sieciowy (seria 120B / seria 430)	161
BP120MH	2544081	Akumulator NiMH (seria 120/43B)	113
BP1730-BATTERY	4389436	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2500 mAh (1730)	44
C120	646189	Walizka (do serii 43B/120)	123
C17XX	4637381	Pokrowiec	130
CS1750/1760	2673962	Miękki pokrowiec (Fluke 1750/1760)	288
DEMO PQ CASE	4483703	Walizka demonstracyjna do badania jakości zasilania	2195
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Zestaw do zawieszania przyrządów	69
FLUKE MA-C8	4945842	Adapter sieciowy do Fluke-174X	23
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Kabel z wejściem AUX (1730)	33
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Zestaw wieszaka (1730)	63

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Antena odbiorcza GPS	374
FLUKE-174X-8066	4921140	Zestaw do oznaczania przewodów 0–5 mm	58
FLUKE-1750/CASE	2650124	Twardy futerał (Fluke 1750)	621
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Oprogramowanie Fluke Power Analyze – dodatkowa licencja na UŻYTKOWNIKA	1227
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Oprogramowanie Fluke Power Analyze – dodatkowa licencja na LOKALIZACJĘ	6139
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adapter wejściowy AUX, 173X	151
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL, TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	39
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M, BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	30
FLUKE-PQ400	4920947	Przepust pomiarowy Fluke z 4 przewodami męsko-męskimi o długości 2 m	1859
FLUKE-PQ400/B	5075807	Podstawowy przepust pomiarowy bez akcesoriów	1467
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Zestaw znaczników do kabli 3P+N+PE	10
FS17X5-TF-II	4531791	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych 3000 A do przyrządów Fluke 1735 i 1745	1808
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych 3000 A IP65 do przyrządów Fluke 1743/4	2118
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych FS 3000 A/6000 A 91 cm	456
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych FS 3000 A/6000 A 91 cm	1759
FTP17XXPQ	4954311	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami do trójfazowych pomiarów jakości zasilania przyrządem AC285, czerwona/czarna	175
GPS430-II	4693803	Moduł synchronizacji GPS (do przyrządów z serii 430-II)	1683
GPS-TIME SYNC	2539223	Moduł synchronizacji czasu GPS (Fluke 1760)	482
I17XX-BNC-M2F	5076304	Przewód 4 styki męskie – żeńskie złącze BNC, 0,1 m (1 szt.)	98
I17XX-BNC-M2M	5076297	Przewód 4 styki męskie – męskie złącze BNC, 2 m (1 szt.)	98
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	Elastyczna sonda iFlexi IP65 1,5 kA, 60 cm	244
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Elastyczna sonda iFlexi IP65 1,5 kA, 60 cm, 3 szt.	581
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Elastyczna sonda iFlexi IP65 1,5 kA, 60 cm, 4 szt.	775
I17XX-FLEX1500	4637328	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 1500 A, 30 cm	185
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 1500 A, 30 cm, 3 szt.	539
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 1500 A, 30 cm, 4 szt.	702
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Przewód męsko-męski iFlex®, 2 m (1 szt.)	147
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Przewód męsko-męski iFlex®, 2 m (4 szt.)	564
I17XX-FLEX3000	4637343	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 3000 A, 61 cm	200
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 3000 A, 61 cm, 3 szt.	573
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 3000 A, 61 cm, 4 szt.	750
I17XX-FLEX3KIP	4921032	Elastyczna sonda iFlexi IP65 3 kA, 60 cm	244
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Elastyczna sonda iFlexi IP65 3 kA, 60 cm, 3 szt.	581
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Elastyczna sonda iFlexi IP65 3 kA, 60 cm, 4 szt.	775
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Przedłużacz sond iFlexi, 5 m	146
I17XX-FLEX6000	4637362	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 6000 A, 91 cm	211
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 6000 A, 91 cm, 3 szt.	609
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 6000 A, 91 cm, 4 szt.	797
I17XX-FLEX6KIP	4921071	Elastyczna sonda iFlexi IP65 6 kA, 90 cm	290
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Elastyczna sonda iFlexi 6 kA, 90 cm, 3 szt.	677

Model	Article Nr.	Description	EUR
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Elastyczna sonda iFlexi 6 kA, 90 cm, 4 szt.	870
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Zestaw miniaturowych jednofazowych cęgów prądowych	528
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Zestaw miniaturowych trójfazowych cęgów prądowych	648
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Zestaw miniaturowych czterofazowych cęgów prądowych	857
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Zestaw miniaturowych trójfazowych cęgów prądowych	648
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Zestaw miniaturowych czterofazowych cęgów prądowych	857
I400	2277225	Cęgi prądowe AC (400 A)	186
I400S	2277202	Cęgi prądowe AC (400 A)	332
I40S-EL3X	4637396	Cęgowy przekładnik prądowy FLUKE-17xx i40s-EL	238
I40S-EL3X/3PK	4637409	Cęgowy przekładnik prądowy FLUKE-17xx i40s-EL, 3 szt.	667
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 6000 A 61 cm (do przyrządów 430)	465
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 6000 A 61 cm (do przyrządów 430) - 4 szt.	1413
I430-FLX-TFII-12	4621205	Elastyczna cęgi prądowe AC 6000 A, 30 cm	477
I430-FLX-TFII-48	4621231	Elastyczna cęgi prądowe AC 6000 A, 122 cm	596
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	Zestaw miniaturowych jednofazowych cęgów prądowych 5 A/50 A	528
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Zestaw miniaturowych trójfazowych cęgów prądowych	648
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Zestaw miniaturowych czterofazowych cęgów prądowych	857
I5S	2508467	Cęgi prądowe AC (5 A)	617
I5SPQ3	2457508	Cęgi prądowe AC (5 A), 3 sztuki	1481
I5S-PR	3949761	Cęgi prądowe 5 A 1750	362
IEEE519/REPORT	4589748	Licencja na oprogramowanie do tworzenia raportów IEEEE519	585
IP65 ADAPTER SET	4946241	Złączka IP65	244
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, Konwerter USB na RS232	66
MP1-3R/1B	4944790	3 czerwone i 1 czarna sonda magnetyczna do 4 mm wtyków bananowych	104
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Sondy z wtykiem bananowym 4 mm z mocowaniem magnetycznym, 4 sztuki	104
OC4USB	2166266	Kabel szeregowy z adapterem USB	183
PM9080/101	1641983	Kabel szeregowy (RS232)	305
TLS430	2157713	Zestaw przewodów pomiarowych i zacisków krokodylkowych (4 czarne, 1 zielony) – seria 430	151
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Zaciskowy przekładnik prądowy 10 A / 1 A (Fluke 1760)	494
TPS CLAMP 200/20	2540450	Zaciskowy przekładnik prądowy 200 A / 20 A (Fluke 1760)	494
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Zaciskowy przekładnik prądowy 50 A / 5 A (Fluke 1760)	494
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 100/500 A 45 cm	516
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 200/1000 A 61 cm	516
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 3000/6000 A 91 cm	1010
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Bocznik 1 A AC/DC	439
TPS SHUNT 20MA	2540553	Bocznik 20 mA AC/DC (Fluke 1760)	439
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Sonda napięciowa 100V (Fluke 1760)	384
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Sonda napięciowa 10V (Fluke 1760)	384
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Sonda napięciowa 1000V (Fluke 1760)	658
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Sonda napięciowa 400V (Fluke 1760)	384
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Sonda napięciowa 600V (Fluke 1760)	384
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, duży zacisk krokodylkowy, czerwony	45
VL1735/45	3276205	Czterokanałowy zestaw sond napięciowych z wtykami bananowymi do Fluke-1735/45	275

Model	Article Nr.	Description	EUR
<b>Power Analyzers</b>			
<b>Norma 4000</b>			
FLUKE-N4K 1PP42	3108534	Jednofazowy analizator zasilania N4k w/42	6427
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	Dwufazowy analizator zasilania N4K w/42/IFC2	8567
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/42	11053
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/42BP	12281
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/42/IFC2	13221
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/42BP/IFC2	14422
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/42/IFC2 & PI1	15707
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/42BP/IFC2 & PI1	17278
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/50	17278
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/50/IFC2	19420
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/50/IFC2 & PI1	21945
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/52BP/IFC2	24053
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/54/IFC2	17921
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	Trójfazowy analizator zasilania N4k w/54/IFC2 & PI1	20468
<b>Norma 5000</b>			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/50	21664
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/50/IFC2	23773
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/50/IFC2 & PI1	26584
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	Trójfazowy analizator zasilania N5K w/50/IFC2/z drukarką	25319
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/54	20258
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/54/IFC2	22367
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/54/IFC2 & PI1	25178
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	Trójfazowy analizator zasilania N5K w/54/IFC2/z drukarką	23915
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	Trójfazowy analizator zasilania N5K w/54/z drukarką	21804
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/64	24476
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/64/IFC2	26581
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	Trójfazowy analizator zasilania N5k w/64/IFC2 & PI1	29400
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	Trójfazowy analizator zasilania N5K w/64/IFC2 & PI1/z drukarką	30945
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	Trójfazowy analizator zasilania N5K w/64/IFC2/z drukarką	28134
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	Trójfazowy analizator zasilania N5K w/64/z drukarką	26023
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	Czterofazowy analizator zasilania N5k w/54	24053
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	Czterofazowy analizator zasilania N5k w/54/IFC2 & PI1	29553
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	Sześćfazowy analizator zasilania N5K w/42BP/IFC2	29983
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	Sześćfazowy analizator zasilania N5K W/42BP/IFC2/z drukarką	31088
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	Sześćfazowy analizator zasilania N5k w/50/IFC2	39977
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	Sześćfazowy analizator zasilania N5K w/50/IFC2 & PI1	42832
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	Sześćfazowe analizatory zasilania N5K W/50/IFC2 & PI1/z drukarką	46697
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	Sześćfazowe analizatory zasilania N5K w/50/IFC2/z drukarką	43883
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	Sześćfazowy analizator zasilania N5K W/54/IFC2	36978
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	Sześćfazowy analizator zasilania N5K W/54/IFC2 & PI1	39831
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	Sześćfazowy analizator zasilania N5K w/54/IFC2 & PI1/z drukarką	40793
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	Sześćfazowy analizator zasilania N5K w/54/IFC2/z drukarką	37976
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	Sześćfazowy analizator zasilania N5k w/64/IFC2	42338
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	Sześćfazowy analizator zasilania N5k w/64/IFC2 & PI1	45151
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	Sześćfazowy analizator zasilania N5K w/64/IFC2 & PI1/z drukarką	46692



Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	Sześcioletni analizator zasilania N5K w/64/IFC2/z drukarką	43883
<b>Norma 4000/5000 Accessories</b>			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	Zestaw do montażu N4K w stojaku 19" z uchwytami	238
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	Zestaw do montażu N5K w stojaku 19" z uchwytami	232
NORMA 32A CABLES	3024689	Przewody do bocznika planarnego 32A	248
NORMA 32A SHUNT	3024677	Bocznik planarny 32A	977
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Przewody LG do boczników wysokoprądowych	330
NORMA STAR POINT	3024704	Zewnętrzna skrzynka z akcesoriami	977
<b>Vibration Testers</b>			
81OPA	3986002	Zasilacz z międzynarodowym kompletem wtyczek sieciowych	95
81QDC	3530837	Kabel z szybkozłączką	167
81OS	3530828	Czujnik	1611
81OSMM	3530862	Podstawa magnetyczna czujnika	236
81OSMP	3530855	Podstawki do montażu czujników (10 szt.)	33
FLUKE-805	4094385	Wibrometr	2027
FLUKE-805 FC	4489229	Wibrometr z Fluke Connect	2027
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Zestaw: wibrometr Fluke 805FC + zewnętrzny czujnik wibracji Fluke 805ES	2763
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	2763
FLUKE-805/ES	4636786	Zewnętrzny czujnik wibracji	1181
FLUKE-810	3542635	Wibrometr	10572
FLUKE-820-2	4550041	Stroboskop LED	1036
FLUKE-830/BT	5237143	Przyrząd do laserowego ustawiania współosiowości wałów z modułem Bluetooth	7602
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Uchwyt magnetyczny	938
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Podkładki do osiowania laserowego	932
SBP810	3530843	Inteligentny akumulator	301
<b>Process Calibrators</b>			
<b>700 Series Process Calibrators</b>			
FLK-729 150G	4856983	Automatyczny kalibrator ciśnienia (10 barów)	9362
FLK-729 150G FC	4856894	Automatyczny kalibrator ciśnienia z FC (10 barów)	9362
FLK-729 300G	4856976	Automatyczny kalibrator ciśnienia (20 barów)	9362
FLK-729 300G FC	4856882	Automatyczny kalibrator ciśnienia z FC (20 barów)	9362
FLK-729 30G	4856990	Automatyczny kalibrator ciśnienia (2 bary)	9362
FLK-729 30G FC	4856907	Automatyczny kalibrator ciśnienia z FC (2 bary)	9362
FLK-789/IR3000FC	4604605	Miernik procesowy z konektorem FC	1212
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Zestaw: Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	1849
FLUKE-154 INTL	4805625	Asystent Kalibracji HART	4222
FLUKE-705	665091	Kalibrator pętli	850
FLUKE-707	1617262	Kalibrator pętli	977
FLUKE-709	4234350	Precyzyjny kalibrator pętli	992
FLUKE-709H	4234361	Precyzyjny kalibrator pętli HART	1560
FLUKE-710	4991049	Kalibrator pętli prądowych Fluke-710 do testowania zaworów z obsługą protokołu HART	2407
FLUKE-712B/EN	4387857	Kalibrator rezystancyjnych czujników temperatury (RTD)	1260
FLUKE-714B/EN	4387869	Kalibrator termopar (TC)	1260
FLUKE-715	620101	Kalibrator napięcia/natężenia	1418



Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-717 30G	662897	Kalibrator ciśnienia (2 bary)	1668
FLUKE-717 10000G	4058813	Kalibrator ciśnienia (690 barów)	1784
FLUKE-717 1000G	2547194	Kalibrator ciśnienia (69 barów)	1609
FLUKE-717 100G	1630430	Kalibrator ciśnienia (7 barów)	1609
FLUKE-717 1500G	2547203	Kalibrator ciśnienia (103,4 bara)	1784
FLUKE-717 15G	4058808	Kalibrator ciśnienia (1 bar)	1609
FLUKE-717 1G	2547166	Kalibrator ciśnienia (68,9 milibara)	1609
FLUKE-717 3000G	2547215	Kalibrator ciśnienia (207 barów)	1784
FLUKE-717 300G	2547175	Kalibrator ciśnienia (20 barów)	1609
FLUKE-717 5000G	2547232	Kalibrator ciśnienia (345 barów)	1784
FLUKE-717 500G	2547182	Kalibrator ciśnienia (34,7 bara)	1609
FLUKE-718 100US	665080	Kalibrator ciśnienia (7 barów)	3030
FLUKE-718 30US	665075	Kalibrator ciśnienia (2 bary)	3030
FLUKE-718 1G	2547148	Kalibrator ciśnienia (68,9 milibara)	3084
FLUKE-718 300G	2547153	Kalibrator ciśnienia (20 barów)	3084
FLUKE-718EX 100	2096322	Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia (7 barów)	3896
FLUKE-718EX 30	2096310	Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia (2 bary)	3896
FLUKE-718EX 300	3023328	Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia (20 barów)	3896
FLUKE-719 100G	3315344	Elektryczny kalibrator ciśnienia (7 barów)	3926
FLUKE-719 30G	3315332	Elektryczny kalibrator ciśnienia (2 bary)	3926
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektryczny kalibrator ciśnienia, 10 barów	3594
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektryczny kalibrator ciśnienia, 20 barów	3594
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektryczny kalibrator ciśnienia, 2 bary	3594
FLUKE-720URTD	4382695	Uniwersalny adapter RTD do przyrządów 721, 721Ex i 719PRO	206
FLUKE-721-1601	4353241	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 6,9 bara	2288
FLUKE-721-1603	4353283	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 20 barów	2288
FLUKE-721-1605	4353327	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 34 bary	2288
FLUKE-721-1610	4353366	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 69 barów	2288
FLUKE-721-1615	4353401	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 103 bary	2288
FLUKE-721-1630	4353447	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 200 barów	2288
FLUKE-721-1650	4353486	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 345 barów	2288
FLUKE-721-3601	4353252	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 6,9 bara	2288
FLUKE-721-3603	4353290	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 20 barów	2288
FLUKE-721-3605	4353330	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 34 bary	2288
FLUKE-721-3610	4353375	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 69 barów	2288
FLUKE-721-3615	4353412	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 103 bary	2288
FLUKE-721-3630	4353458	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 200 barów	2288
FLUKE-721-3650	4353499	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 345 barów	2288
FLUKE-721EX-1601	4353265	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 100 PSIG	2956
FLUKE-721EX-1603	4353309	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 300 PSIG	2956
FLUKE-721EX-1605	4353348	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 500 PSIG	2956
FLUKE-721EX-1610	4353382	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 1000 PSIG	2956
FLUKE-721EX-1615	4353420	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 1500 PSIG	2956
FLUKE-721EX-1630	4353464	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 3000 PSIG	2956
FLUKE-721EX-1650	4353506	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 5000 PSIG	2956
FLUKE-721EX-3601	4353276	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 100 PSIG	2956
FLUKE-721EX-3603	4353311	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 300 PSIG	2956

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-721EX-3605	4353353	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 500 PSIG	2956
FLUKE-721EX-3610	4353394	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 1000 PSIG	2956
FLUKE-721EX-3615	4353435	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 1500 PSIG	2956
FLUKE-721EX-3630	4353473	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 3000 PSIG	2956
FLUKE-721EX-3650	4353514	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 5000 PSIG	2956
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Kalibrator temperatury	2585
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Wielofunkcyjny kalibrator procesowy	3610
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Precyzyjny wielofunkcyjny kalibrator procesowy	4230
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC z oprogramowaniem	10877
FLUKE-753 EU	4411027	Dokumentujący kalibrator procesów	6101
FLUKE-754 EU	4400387	Dokumentujący kalibrator procesowy	7689
FLUKE-771	2646347	Cęgowy miliamperomierz procesowy	685
FLUKE-772	3362352	Cęgowy miliamperomierz procesowy	979
FLUKE-773	3362365	Cęgowy miliamperomierz procesowy	1252
FLUKE-787B	4777186	Miernik procesowy	1144
FLUKE-789/E	3977194	Miernik procesowy	1351
<b>Pressure Modules</b>			
700G/TRACK	4123225	Oprogramowanie do rejestracji danych i kabel USB	512
FLUKE-700G01	4353523	Manometr, od -25,2 cm do 25,2 cm słupa wody (27 milibarów)	870
FLUKE-700G02	4353538	Manometr, od -75,6 cm do 75,6 cm słupa wody (69 milibarów)	870
FLUKE-700G04	4096972	Manometr, +/- 1 bar	870
FLUKE-700G05	4097514	Manometr, 2 bary	870
FLUKE-700G06	4097538	Manometr, 6,9 bara	870
FLUKE-700G07	4097561	Manometr, 34 bary	870
FLUKE-700G08	4097592	Manometr, 69 barów	870
FLUKE-700G10	4353654	Manometr, 140 barów	870
FLUKE-700G27	4097545	Manometr, 20 barów	870
FLUKE-700G29	4097605	Manometr, 200 barów	870
FLUKE-700G30	4097610	Manometr, 345 barów	870
FLUKE-700G31	4097622	Manometr, 690 barów	870
FLUKE-700GA27	4353577	Manometr bezwzględny, 20 barów	870
FLUKE-700GA4	4353545	Manometr bezwzględny, 1 bar	870
FLUKE-700GA5	4353550	Manometr bezwzględny, 2 bary	870
FLUKE-700GA6	4353561	Manometr bezwzględny, 6,9 bara	870
FLUKE-700HTPK	4124358	Zestaw do testów hydraulicznych, od 0 do 690 barów	1324
FLUKE-700HTPK2	4623314	Zestaw pompy do testów hydraulicznych premium	1678
FLUKE-700M20TH	4623338	Waż ciśnieniowy M20 premium	617
FLUKE-700MTH	4623345	Metryczny waż ciśnieniowy premium	617
FLUKE-700PCK	100062	Zestaw do kalibracji modułów ciśnieniowych	1538
FLUKE-700TPK	4124364	Zestaw do testów pneumatycznych, od 0 do 41 barów	935
FLUKE-700TPK2	4623306	Zestaw pompy do testów pneumatycznych premium	1186
FLUKE-700RG05	4353589	Manometr precyzyjny, 2 bary	963
FLUKE-700RG06	4353592	Manometr precyzyjny, 6,9 bara	963
FLUKE-700RG07	4353605	Manometr precyzyjny, 34 bary	963
FLUKE-700RG08	4353610	Manometr precyzyjny, 69 barów	963
FLUKE-700RG29	4353622	Manometr precyzyjny, 200 barów	963
FLUKE-700RG30	4353631	Manometr precyzyjny, 345 barów	963

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-70ORG31	4353646	Manometr precyzyjny, 690 barów	963
FLUKE-700TTH10K	4636393	Waż ciśnieniowy premium do przyłączenia przetwornika, 10k	733
FLUKE-700TTH5K	4623323	Waż ciśnieniowy do przyłączenia przetwornika premium	617
FLUKE-75OP00	4352270	Moduł ciśnieniowy (0 – 2,5 milibara)	1847
FLUKE-75OP01	4352281	Moduł ciśnieniowy (0 – 25 milibarów)	1444
FLUKE-75OP01EX	4558658	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 25 milibarów)	2688
FLUKE-75OP02	4352750	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 milibarów)	1444
FLUKE-75OP03	4352738	Moduł ciśnieniowy (0 – 350 milibarów)	1444
FLUKE-75OP04	4352313	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1444
FLUKE-75OP05	4352336	Moduł ciśnieniowy (0 – 2 bary)	1444
FLUKE-75OP05EX	4558664	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 2 bary)	2750
FLUKE-75OP06	4352349	Moduł ciśnieniowy (0 – 7 barów)	1444
FLUKE-75OP06EX	4558673	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 7 barów)	2750
FLUKE-75OP07	4352360	Moduł ciśnieniowy (0 – 35 barów)	1444
FLUKE-75OP08	4352372	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 barów)	1444
FLUKE-75OP09	4352385	Moduł ciśnieniowy (0 – 100 barów)	1444
FLUKE-75OP09EX	4558725	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 100 barów)	2750
FLUKE-75OP2000	4352397	Moduł ciśnieniowy (0 – 140 barów)	1444
FLUKE-75OP22	4352296	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 milibarów)	1444
FLUKE-75OP23	4352308	Moduł ciśnieniowy (0 – 350 milibarów)	1444
FLUKE-75OP24	4352324	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1444
FLUKE-75OP24EX	4558686	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 1 bar)	2750
FLUKE-75OP27	4352351	Moduł ciśnieniowy (0 – 20 barów)	1444
FLUKE-75OP27EX	4558699	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 20 barów)	2750
FLUKE-75OP29	4352403	Moduł ciśnieniowy (0 – 200 barów)	2288
FLUKE-75OP29EX	4558702	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 200 barów)	4593
FLUKE-75OP30	4352415	Moduł ciśnieniowy (0 – 340 barów)	2288
FLUKE-75OP31	4352426	Moduł ciśnieniowy (0 – 700 barów)	2288
FLUKE-75OP3IN	4555281	Moduł ciśnieniowy (0 – 7,5 milibara)	1501
FLUKE-75OP5IN	4555296	Moduł ciśnieniowy (0 – 12,5 milibara)	1501
FLUKE-75OPA27	4352471	Moduł ciśnieniowy (0 – 20 barów)	1661
FLUKE-75OPA3	4352432	Moduł ciśnieniowy (0 – 350 milibarów)	1661
FLUKE-75OPA4	4352444	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1661
FLUKE-75OPA4EX	4558716	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 1 bar)	2912
FLUKE-75OPA5	4352459	Moduł ciśnieniowy (0 – 2 bary)	1661
FLUKE-75OPA6	4352467	Moduł ciśnieniowy (0 – 7 barów)	1661
FLUKE-75OPA7	4352480	Moduł ciśnieniowy (0 – 35 barów)	1661
FLUKE-75OPA8	4352498	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 barów)	1661
FLUKE-75OPA9	4352500	Moduł ciśnieniowy (0 – 100 barów)	1661
FLUKE-75OPD10	4352556	Moduł podciśnieniowy (-700 – 700 milibarów)	1661
FLUKE-75OPD2	4352539	Moduł podciśnieniowy (-70 – 70 milibarów)	1661
FLUKE-75OPD27	4352616	Moduł podciśnieniowy (-1 – 20 barów)	1661
FLUKE-75OPD3	4352542	Moduł podciśnieniowy (-350 – 350 milibarów)	1661
FLUKE-75OPD4	4352563	Moduł podciśnieniowy (-1 – 1 bar)	1661
FLUKE-75OPD5	4352574	Moduł podciśnieniowy (-1 – 2 bary)	1661
FLUKE-75OPD50	4352588	Moduł podciśnieniowy (-1 – 3,5 bara)	1661
FLUKE-75OPD6	4352595	Moduł podciśnieniowy (-1 – 7 barów)	1661

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-75OPD7	4352602	Moduł podciśnieniowy (-1 – 14 barów)	1661
FLUKE-75OPV3	4352517	Moduł podciśnieniowy (-350 milibarów)	1661
FLUKE-75OPV4	4352521	Moduł podciśnieniowy (-1 bar)	1661
FLUKE-75OR04	4352625	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1661
FLUKE-75OR06	4352633	Moduł ciśnieniowy (0 – 7 barów)	1661
FLUKE-75OR07	4352657	Moduł ciśnieniowy (0 – 35 barów)	1661
FLUKE-75OR08	4352669	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 barów)	1661
FLUKE-75OR27	4352640	Moduł ciśnieniowy (0 – 20 barów)	1661
FLUKE-75OR29	4352678	Moduł ciśnieniowy (0 – 200 barów)	2411
FLUKE-75OR30	4352684	Moduł ciśnieniowy (0 – 340 barów)	2411
FLUKE-75OR31	4352691	Moduł ciśnieniowy (0 – 700 barów)	2411
FLUKE-75ORD27	4352723	Moduł podciśnieniowy (-0,8 – 20 barów)	1819
FLUKE-75ORD5	4352706	Moduł podciśnieniowy (-1 – 2 bary)	1819
FLUKE-75ORD6	4352714	Moduł podciśnieniowy (-1 – 7 barów)	1819
<b>Process Calibrator Accessories</b>			
709H/TRACK	4281225	Oprogramowanie do rejestracji danych i kabel	497
754HCC	3829410	Kabel HART do przyrządu Fluke 754	99
BC7217 INTL	668217	Ładowarka akumulatorów	353
BC-7240	4022655	Ładowarka akumulatorów (753/754)	64
BP7235	668225	Akumulator NiMH	288
BP7240	4022220	Zapasowy akumulator 753/754	197
C700	606928	Walizka (do serii 700)	391
C789	946694	Miękki pokrowiec na miernik	229
FLUKE-700HTH-1	2811795	Hydrauliczny wąż ciśnieniowy	1028
FLUKE-700HTP-2	4096855	Pompa do prób hydraulicznych, 690 barów	1262
FLUKE-700ILF	1566730	Filtr liniowy	120
FLUKE-700-IV	202561	Bocznik pomiarowy	543
FLUKE-700LTP-1	2811763	Pompa do prób niskociśnieniowych	1097
FLUKE-700PMP	617131	Pompka ciśnieniowa (10 barów)	766
FLUKE-700PRV-1	2811808	Zawór nadmiarowy ciśnieniowy do pompy 700HTP	1237
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pompa do prób pneumatycznych	712
FLUKE-700SC	667425	Kabel szeregowy (Fluke 725/725Ex/726)	265
FLUKE-700TC1	620119	Zestaw złączek do termopar (10 rodzajów)	158
FLUKE-700TC2	620127	Zestaw złączek do termopar (5 rodzajów)	129
FLUKE-700TLK	3829398	Zestaw procesowych przewodów pomiarowych	158
FLUKE-71X	3345825	Zestaw węży	116
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Filtr przeciwpyłowy do przyrządów Fluke 718 i 719 PRO	404
FLUKE-720RTD	4366669	Sonda RTD do modeli 721, 721Ex i 719PRO	305
FLUKE-720URTD	4382695	Uniwersalny adapter RTD do przyrządów 721, 721Ex i 719PRO	206
FLUKE-75OSW	4090343	Oprogramowanie DPC/TRACK2	3856
FVF-BASIC	2396957	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	183
FVF-SC2	1576734	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel IR USB (serie 180 oraz 1653, 789, 1550B)	302
HART DRYWELL CABLE	2111088	Zestaw kablowy HART do pieca kalibracyjnego	187
IR189USB	2428108	Kabel USB-IR (seria 280/180 oraz 1653, 789, 1550B)	58

Model	Article Nr.	Description	EUR
<b>General Accessories</b>			
<b>Test Leads, Probes and Clips</b>			
80K-15	618113	Sonda wysokonapięciowa	343
AC175	4101772	Zestaw zacisków krokodylkowych	34
AC220	1610103	Zestaw zacisków krokodylkowych SureGrip	53
AC280	1610115	Zestaw haczyków zaciskowych SureGrip	43
AC283A	5130530	Zestaw szczypiec zaciskowych SureGrip	47
AC285	1610159	Zestaw zacisków krokodylkowych SureGrip	28
AC285-FTP	4073928	Zestaw zacisków krokodylkowych i przejściówek (FTP-1, FTPL-1)	32
AC288	4617784	Sonda SureGrip™ do łączówek	43
AC87	1278079	Zestaw wytrzymałych chwytaków do pomiarów na szynoprzewodach AC87	56
AC89	873448	Wytrzymały zacisk przebijający izolację	63
BP980	1616807	Zestaw podwójnych wtyków bananowych	64
FTL-660	2280204	Zestaw przewodów pomiarowych z bezpiecznikami	72
FTP-1	3869437	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami	111
FTPL-1	3869443	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami, z przewodami	121
H900	1616818	Uchwyt do przewodów pomiarowych	39
LEADWRAP	4083525	Wytrzymałe nylonowe opaski kablowe z rzepami, 3 szt.	9
T5-KIT-1	3971169	Zestaw podstawowych akcesoriów do testera T5	63
T5-RLS	4089137	Zapasy zestaw przewodów pomiarowych do przyrządu T5	28
TL175	3521976	Przewody pomiarowe TwistGuard	34
TL175E	3565554	Przewody pomiarowe Twist Guard, 4 mm	38
TL220-1	3971178	Zestaw przemysłowych przewodów pomiarowych SureGrip	95
TL221	2003602	Zestaw przewodów przedłużających SureGrip	42
TL222	2003616	Zestaw silikonowych przewodów pomiarowych SureGrip	42
TL223-1	3971184	Zestaw przewodów do pomiarów elektrycznych SureGrip	87
TL224	1610198	Zestaw silikonowych przewodów pomiarowych SureGrip	38
TL225-1	3971191	Zestaw przewodów pomiarowych z przystawką redukującą napięcia szczytkowe	125
TL238	2132831	Zestaw wysokonapięciowych przewodów pomiarowych SureGrip	95
TL27	668571	Zestaw przewodów pomiarowych o dużej wytrzymałości	43
TL40	1590606	Zestaw przewodów pomiarowych z chowaną końcówką	62
TL71-1	3971207	Zestaw przewodów pomiarowych TL71	34
TL75-1	3971218	Zestaw przewodów pomiarowych TL75	29
TL76	2032684	Zestaw przewodów pomiarowych „Wszystko w jednym”	48
TL80A-1	3971229	Zestaw przewodów pomiarowych TL80A	89
TL81A	1277073	Wysokiej jakości zestaw przewodów pomiarowych do testów w elektronice	186
TL910	1616632	Zestaw przewodów pomiarowych do zastosowań w elektronice (z zapasowymi końcówkami)	86
TL930	1616671	Zestaw kabli połączeniowych (60 cm)	21
TL932	1616680	Zestaw kabli połączeniowych (90 cm)	23
TL935	1616698	Zestaw kabli połączeniowych (60, 90, 120 cm)	70
TL940	1616705	Zestaw przewodów pomiarowych z miniaturowymi haczykami	23
TL950	1616710	Zestaw przewodów pomiarowych z miniaturowymi szczypcami	43
TL960	1616722	Zestaw przewodów pomiarowych z mikrohaczykami	23
TL970	1616793	Zestaw przewodów pomiarowych z haczykami i szczypcami	89
TLK1550-RTL	4112351	Przewód pomiarowy z zaciskiem 10 kV	267

Model	Article Nr.	Description	EUR
TLK-220 EUR	2097022	Zestaw akcesoriów SureGrip	175
TLK-225-1	3971234	Duży zestaw SureGrip TLK225	189
TLK281-1	3971241	Zestaw samochodowych przewodów pomiarowych TLK281	166
TLK282-1	3971252	Luksusowy zestaw samochodowych przewodów pomiarowych TLK282	213
TLK287	3045631	Duży zestaw przewodów pomiarowych do elektroniki	200
TLK289 EUR	3092521	Duży zestaw przemysłowych przewodów pomiarowych TLK289	200
TLK290	2435092	Zestaw sond pomiarowych	74
TLK291	2435108	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami	74
TP1-1	3971265	Sondy pomiarowe TP1	21
TP175	3521983	Sondy pomiarowe TwistGuard z końcówką 2mm	23
TP175E	3565568	Sondy pomiarowe TwistGuard z końcówką 2 mm i adapterami 4 mm	27
TP2-1	3971283	Sondy pomiarowe TP2	23
TP220-1	3971276	Sondy pomiarowe SureGrip TP220	23
TP38	1541636	Zestaw zwężanych sond pomiarowych z izolowanymi końcówkami	21
TP38-2001-OSP	2438858	Wąska sonda pomiarowa Slim Reach, czerwona	16
TP74	1541649	Zestaw sond z końcówkami lamelowymi	23
TP80	873455	Zestaw sond do zastosowań w elektronice	46
TP912	1616644	Zestaw zapasowych końcówek do TL910	43
TP920	1616659	Zestaw końcówek pomiarowych	62
<b>Current Clamps</b>			
80I-110S	114519	Cęgi prądowe AC/DC (100 A)	856
I1000S	1568487	Cęgi prądowe AC (1000 A)	740
I1010	617735	Cęgi prądowe AC/DC (1000 A)	530
I1010-KIT	2096998	Cęgi prądowe AC/DC (1000 A) z miękkim pokrowcem	542
I200	664755	Cęgi prądowe AC (200 A)	186
I2000 FLEX	2584912	Elastyczne cęgi prądowe AC (2000 A)	369
I200S	664760	Cęgi prądowe AC (200 A)	308
I30	2584920	Elastyczne cęgi prądowe AC/DC (30 A)	492
I3000 FLEX-4PK	2696367	Elastyczne cęgi prądowe AC (3000 A), 4 sztuki	1481
I3000S	657202	Cęgi prądowe AC (3000 A)	889
I3000S FLEX-24	2584888	Elastyczne cęgi prądowe AC (3000 A), 610 mm	566
I3000S FLEX-36	2584901	Elastyczne cęgi prądowe AC (3000 A), 915 mm	678
I30S	2584935	Elastyczne cęgi prądowe AC/DC (30 A)	678
I310S	2840309	Cęgi prądowe AC/DC (300 A)	407
I400	2277225	Cęgi prądowe AC (400 A)	186
I400S	2277202	Cęgi prądowe AC (400 A)	332
I40S-PR	3949777	Cęgi prądowe 40 A 1750	431
I410	617727	Cęgi prądowe AC/DC (400 A)	308
I410-KIT	2097005	Cęgi prądowe AC/DC (400 A) z miękkim pokrowcem	358
I6000S FLEX-24	2840311	Cęgi prądowe AC (6000 A)	740
I6000S FLEX-36	2840327	Cęgi prądowe AC (6000 A)	864
I800	2840283	Cęgi prądowe AC (800 A)	265
<b>Temperature Accessories</b>			
80AK-A	2747812	Adapter termopary	41
80BK-A	2747801	Sonda temperaturowa typu K do multimetrów cyfrowych	45
80CJ-M	833046	Minizłącza męskie typu J	30
80CK-M	779942	Minizłącza męskie typu K	30



Model	Article Nr.	Description	EUR
80PJ-1	1288191	Sonda z końcówką kulkową (typu J)	32
80PJ-9	1288218	Sonda ogólnego przeznaczenia (typu J)	81
80PJ-EXT	1288234	Przedłużacz sondy (typu J)	73
80PK-1	750422	Sonda typu K z końcówką kulkową	43
80PK-10	3439199	Sonda do pomiaru temperatury rur z zaciskiem (typu K)	249
80PK-11	2724500	Sonda temperaturowa Velcro	48
80PK-18	3448859	Zestaw sondy do pomiaru temperatury rur z zaciskiem	402
80PK-22	2098684	Sonda zanurzeniowa SureGrip	123
80PK-24	2098691	Sonda temp. powietrza SureGrip	161
80PK-25	2098706	Ostro zakończona sonda SureGrip	146
80PK-26	2098714	Sonda SureGrip ogólnego przeznaczenia	161
80PK-27	2098723	Przemysłowa sonda powierzchniowa SureGrip	440
80PK-3A	874610	Sonda powierzchniowa typu K	276
80PK-8	200360	Sonda do pomiaru temperatury rur z zaciskiem (typu K)	225
80PK-9	1288229	Sonda ogólnego przeznaczenia (typu K)	81
80PK-EXT	1288241	Przedłużacz sondy (typu K)	73
80PR-60	2148313	Sonda temperaturowa RTD (Fluke 66/68)	89
80PT-25	2104397	Ostro zakończona sonda SureGrip	127
80PT-EXT	1288252	Przedłużacz sondy (typu T)	73
80T-150UA	3190456	Uniwersalna sonda temperaturowa (do multimetrów cyfrowych)	346
80TK	736736	Moduł termopary typu K	175
<b>Cases and Holsters</b>			
C101	2437514	Walizka	81
C115	2826063	Miękki pokrowiec na miernik	77
C116	2826074	Miękki pokrowiec na miernik	93
C125	646858	Miękki pokrowiec na miernik	57
C12A	930529	Miękki pokrowiec na miernik	42
C150	4111540	Miękki pokrowiec z suwakiem	38
C1600	2091049	Skrzynka na mierniki i akcesoria	49
C1620	4359042	Torba	234
C190	677401	Walizka (do serii 190)	289
C195	677408	Miękki pokrowiec	267
C23	1663209	Miękki pokrowiec na miernik	33
C25	681114	Miękki pokrowiec na miernik	70
C280	3182785	Miękki pokrowiec na miernik	81
C33	1664120	Miękki pokrowiec na miernik	38
C345	3311173	Miękki pokrowiec	99
C35	2826056	Miękki pokrowiec na miernik	55
C43	1663230	Miękki pokrowiec na miernik	104
C50	762823	Miękki pokrowiec na miernik	49
C510	1547885	Pokrowiec skórzany	98
C520A	1629104	Pokrowiec skórzany	74
C550	1547919	Torba na przyrządy	163
C75	865535	Miękki pokrowiec na akcesoria	23
C781	619988	Miękki pokrowiec na miernik	120
C789	946694	Miękki pokrowiec na miernik	229
C799	4021731	Miękki pokrowiec na przyrządy Fluke z serii 75x	130

Model	Article Nr.	Description	EUR
C90	466029	Miękki pokrowiec na miernik	49
CAM0-C25	4110632	Pokrowiec moro na multimetry Fluke	47
CXT1000	4628917	Wzmocniona walizka	212
CXT170	3352567	Twarda walizka	212
CXT280	3352571	Twarda walizka	212
CXT80	3352559	Twarda walizka	212
FLK-C3000	4582763	Modułowa torba narzędziowa premium	104
FLK-C3003	4582928	Miękka trójprzegrodowa torba	47
FLUKEPACK30	4983088	Profesjonalny plecak na przyrządy	179
H15	4111533	Kabura do pasa na przyrządy z serii T100	36
H3	1608458	Pokrowiec (seria 330)	53
H5	649365	Pokrowiec na tester elektryczny (Fluke T5)	42
H80M	2138458	Holster + wieszak magnetyczny	51
H-T6	4910585	Kabura na pasek do testera T6	42
<b>Automotive Accessories</b>			
BP880	2150594	Prześciówka: gniazdo BNC na podwójny wtyk bananowy	18
BP881	2151015	Prześciówka: wtyk BNC na podwójny wtyk bananowy	23
PV350	919811	Moduł ciśnieniowy/podciśnieniowy	353
RPM80	880849	Przystawka indukcyjna	120
SCC 128	2100199	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 120)	814
SCC 198	2100208	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 190)	1024
STL90	201233	Zestaw samochodowych ekranowanych przewodów pomiarowych (seria 120/190)	284
TAS90	614187	Zestaw akcesoriów samochodowych (do serii 120/190)	80
TL28A	1273185	Zestaw samochodowych przewodów pomiarowych	70
TL82	2150636	Zestaw samochodowych adapterów wtykowo-gniazdkowych	144
TP40	1567573	Zestaw pięciu samochodowych sond szpilkowych (4 mm)	50
TP81	2149098	Zestaw końcówek pomiarowych przekłuwających izolację (4 mm)	70
TP82	2149080	Zestaw końcówek pomiarowych przekłuwających izolację (2 mm)	67
TP88	2149102	Zestaw sztywnych sond szpilkowych	17
<b>Other Accessories</b>			
80K-40	382846	Sonda wysokonapięciowa	353
80K-6	532424	Sonda wysokonapięciowa	197
EBC290	3894906	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	119
FL-120 EX	4972431	Latarka iskrobezpieczna 120 lumenów	78
FL-150 EX	4972446	Latarka iskrobezpieczna 150 lumenów	102
FL-45 EX	4972422	Latarka iskrobezpieczna 45 lumenów	51
HL-200 EX	4972410	Iskrobezpieczna latarka czołowa 200 lumenów	102
L200	2096346	Lampka do sond	30
L205	2098588	Minilatarka czołowa	40
L206	2098595	Luksusowa latarka czołowa	49
L210	2096379	Lampka do sond + przedłużacz sond	48
L215	2096368	Lampka do sond + przedłużacz sond SureGrip	111
LVD1A	4571403	Próbnik napięcia Volt Light	42
LVD2	2740300	Próbnik napięcia Volt Light	46
PV350	919811	Moduł ciśnieniowy/podciśnieniowy	353
SV225	3100477	Adapter prądów błędzących	84

Model	Article Nr.	Description	EUR
TPAK	1281997	Zestaw do wieszania mierników TPAK	49
<b>Fuses</b>			
7017240.0	2279339	Bezpiecznik 315 mA (szybki), 1000 V, IR: 10 kA, 6,35x32 mm	12,15
FUSE	740670	Bezpiecznik 630 mA (szybki), 250V, IR: 1500 A, 5x20 mm	4
FUSE	803293	Bezpiecznik 11 A (szybki), 1000 V, IR: 20 kA, 10,3x38,1 mm	9,45
FUSE	830828	Bezpiecznik 1 A (szybki), 600V, IR: 10 kA, 10,3x34,9 mm	8,45
FUSE	943121	Bezpiecznik 440 mA (szybki), 1000V, IR: 10 kA, 10,3x34,9 mm	5,2
<b>Software</b>			
FVF-BASIC	2396957	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	183
FVF-SC4	2687335	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel (8845A/8846A)	346
FVF-SC5	2791314	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	199
FVF-UG	1576741	Aktualizacja oprogramowania FlukeView Forms	162
SCC120E	646684	Oprogramowanie FlukeView + kabel USB + pokrowiec (do serii 120), wersja angielska	524
SCC190EFG	671826	Oprogramowanie FlukeView + kabel + pokrowiec (do serii 190), wersja angielska, francuska, niemiecka	734
SW90W	3894923	Oprogramowanie FlukeView	406

Prices are recommended list prices excl. VAT.

**Fluke.** Keeping your world up and running.®

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherland  
E-mail: cee.cs@fluke.com  
Tel: +31 (0)40 267 5406

©2021 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.  
10/2021 ppl

**Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.**