

# Lista de precios de instrumentación de medida Fluke

Válida desde: 01.03.2023

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
<b>Fluke Connect</b>			
<b>Fluke Connect - Serie 3000</b>			
FLK-3000FC	4401595	Multímetro Wireless 3000FC	423
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kit de multímetro inalámbrico, detector de tensión y set de accesorios	605
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Kit de multímetro inalámbrico y set de accesorios Deluxe	546
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Kit de multímetro wireless 3000FC con accesorio TPAK para colgar el multímetro	470
FLK-A3000FC	4401588	Pinza amperimétrica Wireless 400 A AC	272
FLK-A3000FC KIT	4465618	Kit básico Wireless con multímetro y pinza amperimétrica AC	605
FLK-A3001FC	4459439	Módulo Wireless con sonda amperimétrica iFlex™ 2500 A AC	318
FLK-A3001FC KIT	4465665	Kit básico Wireless con multímetro y sonda iFlex™ 2500 A AC	651
FLK-A3002FC	4459442	Módulo Wireless con entrada para sondas de corriente AC/DC	182
FLK-A3003FC	4629295	Módulo Wireless con sonda amperimétrica 2000 A DC	773
FLK-A3004FC	4629301	Módulo Wireless con sonda amperimétrica 4-20 mA DC	909
FLK-T3000FC	4401563	Módulo Wireless para la medida de temperatura	272
FLK-T3000FC KIT	4465652	Kit básico Wireless con multímetro y termómetro	605
FLK-V3000FC	4401556	Voltímetro AC Wireless	287
FLK-V3000FC KIT	4465641	Kit básico Wireless con multímetro y voltímetro AC	605
FLK-V3001FC	4459421	Voltímetro DC Wireless	287
FLK-V3001FC KIT	4467777	Kit básico Wireless con multímetro y voltímetro DC	605
<b>Fluke Connect - Accesorios</b>			
FLUKE-IR3000FC	4460436	Conector Infrarrojo FC	202
<b>Multímetros digitales</b>			
<b>Multímetros de la serie 110</b>			
C50	762823	Estuche de transporte para multímetros Fluke Serie 110	58
FLUKE-113 EUR	3088053	Multímetro digital TRMS	174
FLUKE-114 EUR	2583552	Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc y Ohm	236
FLUKE-115 EUR	2583583	Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc, Aac/dc, Ohm, C y Freq	279
FLUKE-116 EUR	2583601	Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc, Ohm, temp y uA	335
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Kit Fluke 116 + Pinza Fluke 323	476
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Kit Fluke 116 + termómetro IR 62MAX+	431
FLUKE-117 EUR	2583647	Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc, Aac/dc, Ohm, C y Freq	349
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Kit Fluke 117 + Pinza Fluke 323 + Bolsa C115 + Puntas de prueba TL175	453
FLUKE-117/PRV240	4636971	FLUKE-117 DMM + Módulo de prueba V AC/DC	454
<b>Multímetros de la serie 170</b>			
C90	466029	Estuche de transporte para multímetros Fluke Serie 170	56
FLUKE-175 SPPOR	1645981	Multímetro digital TRMS; Medidas de Vac/dc, A ac/dc, Ohm.	343
FLUKE-177 SPPOR	1645970	Multímetro digital TRMS; Vac/dc, A ac/dc, Ohm. Display retroiluminado	415
FLUKE-179 SPPOR	1645996	Multímetro digital TRMS; Vac/dc, A ac/dc, Ohm, T. Display retroiluminado	490
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Combo Kit electrónico de multímetro y accesorio DeLuxe	560
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Kit de servicio técnico para el multímetro industrial Fluke 179	606
IB179K-SSPOR	5134055	Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 179 + Kit básico de herramientas de mano (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)	612
IB179L-SSPOR	5134037	Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	489

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
IB179M-SSPOR	5134043	Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	513
<b>Multímetros de la serie 200</b>			
BC500TDMM	4820410	BC500TDMM,CARGADOR PARA 279FC	178
C280	3182785	Estuche flexible para multímetro	96
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	1159
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	1237
FLUKE-233 EU	3469334	Multímetro con pantalla extraíble	493
FLUKE-279FC I/B	4989200	Multímetro térmográfico TRMS inalámbrico con iFlex y batería extra	1441
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Multímetro Termográfico Inalámbrico TRMS con iFlex	1310
FLUKE-287/EUR	3947781	Multímetro TRMS 50.000 cuentas, función de registro y display gráfico	897
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Kit combinado de multímetro digital 287 y software de comunicación	1052
FLUKE-289/EUR	3947801	Multímetro TRMS 50.000 cuentas, función de registro y display gráfico,	976
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Kit combinado de multímetro digital 289 y software de comunicación	1086
FLUKE-289/IMSK	3449156	Kit de servicio técnico para el multímetro industrial	961
<b>Multímetros de la serie 20</b>			
C25	681114	Estuche de transporte para Fluke 27	83
FLUKE-27II/EUR	3947770	Multímetro digital de robustez extrema para ambientes industriales IP6	770
FLUKE-28II/EUR	3947820	Multímetro digital de robustez extrema para ambientes industriales IP6	770
FLUKE-28IIEEX	4017165	Multímetro digital de verdadero valor eficaz intrínsecamente seguro	1847
<b>Multímetros de la serie 70</b>			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multímetro digital; Medidas de Vac/dc, Aac/dc, Ohm, Capacidad, Frecuencia; Reg Min y Max	605
<b>Multímetros de la serie 80</b>			
C25	681114	Estuche de transporte para Fluke 27	83
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Multímetro digital Fluke 87V MAX y juego de cables de prueba MC4 PVLEAD1	782
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multímetro digital; Medidas: Vac/dc, A ac/dc, Ohm, display retroiluminado	642
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Kit Fluke 87V Combo con funda y accesorios especiales para mantenimiento	807
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multímetro digital TRMS; Vac/dc, Aac/dc, Ohm, display retroil., T <sup>a</sup> , filtro PWM	671
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Kit de mantenimiento con multímetro industrial Fluke 87V IMSK	779
FLUKE-87V-MAX	5140033	Multímetro digital de verdadero valor eficaz	739
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Kit combinado Fluke 87V MAX E2 para electricistas industriales	872
<b>Pinzas amperimétricas</b>			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Pinza amperimétrica Fluke 393 FC y juego de cables de prueba MC4	801
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Pinza Fluke 393 FC, medidor de irradiancia IRR1, juego de cables de prueba MC4	1136
FLUKE-323	4152628	Pinza amperimétrica 400A AC TRUE RMS	183
FLUKE-324	4152637	Pinza amperimétrica 400A AC TRUE RMS con temperatura	237
FLUKE-325	4152643	Pinza amperimétrica 400A AC/DC TRUE RMS con temperatura	320
FLUKE-353	2840252	Pinza Amperimétrica TRMS 2000 A CA/CC	915
FLUKE-355	2840265	Pinza Amperimétrica TRMS 2000 A, CA/CC 1000V, frecuencia e impedancia	1110
FLUKE-365/E	3790607	Pinza 200A TRMS CA/CC y mordaza extraíble	381
FLUKE-368 FC	4709907	Pinza inalámbrica de fugas, mordaza de 40mm	977

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-369 FC	4709934	Pinza inalámbrica de fugas, mordaza de 61mm	1016
FLUKE-373/E	3790564	Pinza 600A TRMS CA	381
FLUKE-374 FC	4696001	Pinza 600A TRMS CA/CC con Fluke Connect	544
FLUKE-375 FC	4695932	Pinza 600A TRMS CA/CC con Fluke Connect	639
FLUKE-376 FC	4695861	Pinza 1000A TRMS CA/CC con Fluke Connect y sonda IFLEX	703
FLUKE-377 FC/E	5111858	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC con medida de tensión sin contacto e iFlex Fluke 377 FC	688
FLUKE-377/E	5225745	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC con medida de tensión sin contacto e iFlex Fluke 377 FC	740
FLUKE-378 FC/E	5225723	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC con medida de tensión sin contacto e iFlex Fluke 378 FC	794
FLUKE-378/E	5225761	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC con medida de tensión sin contacto e iFlex Fluke 378 FC	855
FLUKE-381	3610452	Pinza 1000A TRMS Panta. Extraíble, con sonda IFLEX	853
FLUKE-393/E	5274939	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con iFlex CAT III 1500 V 393 FC	797
FLUKE-393FC/E	5274900	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con iFlex CAT III 1500 V 393 FC	797
FLUKE-902 FC	4695814	Pinza amperimétrica TRMS para medidas en HVAC, con medida de temperatura y µA	426
FLUKE-I2500-10	3676410	Sonda IFLEX 2500A 10 pulgadas para Fluke 376/381	197
FLUKE-I2500-18	3676405	Sonda IFLEX 2500A 18 pulgadas para Fluke 376/381	197
H3	1608458	Cartuchera para cinturón para pinzas de la serie 330	61
<b>Multímetros de banco</b>			
8845A-EFPT	2742690	Juego de adaptadores de puntas finas	29
8845A-TPIT	2742683	Juego de puntas de prueba para CI	21
884X-1G	2675534	Memoria USB 1 GB	56
884X-RTD	2675468	Sonda de temperatura 100 Ohm RTD	797
884X-SHORT	2653346	Short de 4 hilos	42
884X-USB	2675479	Adaptador USB a RS232 P/N 2683906	228
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cable (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	Actualización a FlukeView Forms - Sin cable	201
TL2X4W-PTII	2826215	Cables de prueba con puntas de 2 mm para medida de resistencia 2x4	110
TL2X4W-TWZ	2723629	cables de prueba de pinzas para medida de resistencia 2X4	138
Y8846D	2771721	Kit de montaje en bastidor dual (8845A/8846A)	235
Y8846S	2675518	Kit de montaje en bastidor (8845A/8846A)	174
<b>Automoción</b>			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Multímetro deluxe para automoción	958
<b>Herramientas aisladas</b>			
IB117KEUR	5195045	Multímetro para aplicaciones eléctricas Fluke 117 + Kit básico de herramientas de mano (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)	489
IB117L	5133953	Multímetro para aplicaciones eléctricas Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	367
IB117M	5133966	Multímetro para aplicaciones eléctricas Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	390
IB376KEUR	5195061	Pinza amperimétrica Fluke 376 FC + Kit básico de herramientas de mano aisladas (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)	819

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
IB376L	5134134	Pinza amperimétrica Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	710
IB376M	5134141	Pinza amperimétrica Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	734
IB875KEUR	5195050	Multímetro industrial Fluke 87V + Kit básico de herramientas de mano (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)	795
IB875L	5134096	Multímetro industrial Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	672
IB875M	5134107	Multímetro industrial Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	696
IBT6KEUR	5195077	Comprobador eléctrico T6-1000 + Kit básico de herramientas de mano (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)	489
IKPK7	5067392	Mochila para instrumentos Fluke Pack30 Professional + Kit básico de herramientas de mano aisladas (5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados)	471
IKPL3	5067377	Kit de alicates aislados de 3 unidades, 1000 V	195
IKSC7	5067345	Kit de destornilladores aislados de 7 unidades, 1000 V (3 de punta plana, 2 de estrella, 2 de punta cuadrada)	155
IKST7	5067389	Kit básico de herramientas de mano aisladas: 5 destornilladores aislados y 3 alicates aislados, 1000 V	315
INCP8	5067267	Alicates universales para instaladores de líneas eléctricas, 200 mm, 8", 1000 V	65
INDC8	5067244	Alicates de corte aislados de alta presión de 200 mm, 8", 1000 V	78
INLP8	5067232	Alicates de punta larga aislados para corte de 200 mm, 8", 1000 V	72
INPP10	5067259	Alicates extensibles de ajuste rápido aislados de 250 mm, 10", 1000 V	92
IPHS1	5067306	Destornillador de estrella n.º 1 Certificado para 1000 V CA, 1500 V CC.	24
IPHS2	5067314	Destornillador de estrella n.º 2 Certificado para 1000 V CA, 1500 V CC.	30
ISLS3	5067271	Destornillador de punta plana aislado de 2,5 mm x 75 mm, 3/32x3", 1000 V	21
ISLS5	5067280	Destornillador de punta plana aislado de 4 mm x 100 mm, 5/32x4", 1000 V	21
ISLS8	5067298	Destornillador de 125 mm con punta plana de 6 mm. Certificado para 1000 V CA, 1500 V CC.	30
ISQS1	5067323	Destornillador de punta cuadrada aislado n.º 1, 100 mm, 4", 1000 V	29
ISQS2	5067338	Destornillador de punta cuadrada aislado n.º 2, 125 mm, 5", 1000 V	29
RUP8	5081598	Bolsa enrollable para herramientas	26
<b>Comprobadores eléctricos</b>			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Pack De 4 + 1 Unidades De Fluke 1Ac li	157
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Conjunto de 5 detectores de tensión sin contacto Fluke 1AC	157
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Conjunto de 5 detectores de tensión sin contacto Fluke 2AC/200	145
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Detector de tensión 200-1000 Vac sin contacto	41
FLK2AC/90-1000V	3807928	Detector de tensión 90-1000 Vac sin contacto	41
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Conjunto de 5 detectores de tensión sin contacto Fluke 2AC/90	145
FLUKE-100OFLT	4472387	Comprobador de lámparas fluorescentes	321
FLUKE-1AC-A1-II	2432932	Fluke 1AC-A1-II VoltAlert, 90-1000V	41
FLUKE-1AC-E2-II	2432971	Detector de tensión 200-600 Vac sin contacto	41
FLUKE-2042	2435038	Localizador de cables (Incluye transmisor y receptor)	1098
FLUKE-2042T	2435045	Transmisor adicional para localizador de cables	571
FLUKE-9040EUR	4014969	Comprobador de rotación de fases	292
FLUKE-9062	2435077	Comprobador de rotación de fases y giro de motor sin contacto	268

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-T110	4016950	Comprobador de tensión y continuidad con carga conmutable	110
FLUKE-T130	4016961	Comprobador de tensión y continuidad con pantalla LCD retroiluminada	166
FLUKE-T150	4016977	Comprobador de tensión y continuidad con pantalla LCD y medida de resistencia	191
FLUKE-T150/PRV240	4637005	FLUKE-T150/PRV240,FLUKE-T150 +PRV240 MÓDULO DE PRUEBA	379
FLUKE-T90	4016945	Comprobador básico de tensión y continuidad	78
H5	649365	Cartuchera para cinturón para los comprobadores T3 y T5	50
H-T6	4910585	Cartuchera para cinturón para los comprobadores T6	50
LVD1A	4571403	Mini detector de tensión sin contacto > 40 Vac con linterna de haz blanco	49
LVD2	2740300	Detector de tensión sin contacto > 90 Vac con linterna de haz blanco	56
PRV240	4566209	Módulo de prueba V AC/DC	226
PRV240FS	4910310	Unidad de prueba PRV240FS	216
T5-1000 EUR1	659570	Comprobador eléctrico 1000 V;	249
T5-600 EUR1	659612	Comprobador eléctrico 600 V;	223
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Compro. Fluke T5-600 + Term. IR Fluke 62MAX+ + Detector de tensión Vol	362
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Fluke T5 + H5 + Fluke 1AC	278
T6-1000/EU	4910257	Comprobador Eléctrico 1000V con tecnología FieldSense™,EU	368
T6-1000PRO/EU	5134758	Comprobador eléctrico Fluke T6-1000 PRO	378
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	20 % de descuento en el Fluke T6-600 con medidor de temperatura 62MAX+ IR, detector de tensión 1AC y estuche flexible C60	419
T6-600/EU	4910322	Comprobador Eléctrico 600V con tecnología FieldSense™, EU	288
TL1500DC	5313782	Cables de prueba aislados Fluke TL1500DC	40
<b>Niveles Láser</b>			
<b>Nivel Láser de 3 puntos</b>			
PLS 3G KIT	5009378	Kit de láser verde de 3 puntos	342
PLS 3G Z	5009369	Instrumento básico láser verde de 3 puntos	286
PLS 3R KIT	5009357	Kit de láser rojo de 3 puntos	289
PLS 3R Z	5009340	Instrumento básico láser rojo de 3 puntos	230
<b>Nivel Láser de 5 puntos</b>			
PLS 5G KIT	5009414	Kit de láser verde de 5 puntos	459
PLS 5G Z	5009406	Instrumento básico láser verde de 5 puntos	405
PLS 5R KIT	5009391	Kit de láser rojo de 5 puntos	397
PLS 5R Z	5009384	Instrumento básico láser rojo de 5 puntos	355
<b>Niveles láser de punto y lineales</b>			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Kit láser verde de punto y 2 líneas	667
PLS 6G RBP SYS	5116079	Sistema láser verde de punto y 2 líneas	800
PLS 6G Z	5009461	Instrumento básico verde de punto y 2 líneas	546
PLS 6R RBP KIT	5195802	Kit de láser rojo de punto y 2 líneas	533
PLS 6R RBP SYS	5195833	Sistema láser rojo de punto y 2 líneas	667
PLS 6R Z	5009423	Instrumento básico láser rojo de punto y 2 líneas	420
<b>Niveles láser de línea cruzada</b>			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Kit láser verde de 2 líneas	465
PLS 180G RBP SYS	5116093	Sistema láser verde de 2 líneas	533
PLS 180G Z	5017287	Instrumento básico láser verde de 2 líneas	402
PLS 180R RBP KIT	5195840	Kit láser rojo de 2 líneas	373
PLS 180R RBP SYS	5195857	Sistema láser rojo de 2 líneas	465
PLS 180R Z	5017279	Instrumento básico láser rojo de 2 líneas	313

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
<b>Niveles láser de tres planos</b>			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Láser rojo de tres planos, herramienta básica	353
PLS 3X360R KIT	5114127	Láser rojo de tres planos, kit	565
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Láser verde de tres planos, herramienta básica	439
PLS 3X360G KIT	5114153	Láser verde de tres planos, kit	620
PLS HGI3X360R	5204916	Cristal de repuesto para PLS 3X360R	31
PLS HGI3X360G	5214800	Cristal de repuesto para PLS 3X360G	31
PLS 3X360 MLB	5214817	Soporte en L magnético con microajuste y ajuste de elevación	59
PLS 3X360 CB	5214821	Soporte de techo para PLS 3X360 MLB	32
PLS 3X360 HC	5221067	Estuche Rígido Moldeado PLS 3X360	24
<b>Niveles láser rotatorios</b>			
<b>Niveles láser rotatorios horizontales</b>			
PLS H2 KIT	5022496	Kit de láser rojo rotatorio PLS H2 con trípode y varilla de medida	1469
PLS H2 Z	5022470	Instrumento láser rojo rotatorio básico PLS H2	807
<b>Niveles láser rotatorios de pendiente manual</b>			
PLS HV2G KIT	5022520	Kit de láser verde rotatorio PLS HV2G	1960
PLS HV2G Z	5022535	Instrumento láser verde rotatorio básico PLS HV2G	1216
PLS HV2R KIT	5022558	Kit de láser rojo rotatorio PLS HV2R con trípode y varilla de medida	1806
PLS HV2R Z	5022501	Instrumento láser rojo rotatorio básico PLS HV2R	1049
<b>Accesorios Niveles Láser</b>			
PLS BC20	5022618	Cable de carga para PLS RBP10	47
PLS BP5	5031952	Paquete de pilas alcalinas BP5	56
PLS C18	4985124	Caja de instrumentos de nivel láser	109
PLS FS	5031929	Soporte de suelo para PLS 3, 5 y 6	20
PLS GR16	5022652	Varilla de medida en unidades métricas e imperiales	65
PLS GRT4	5022634	Objetivo reflectante magnético verde	17
PLS MLB	5031934	Abrazadera magnética en L, PLS 3, 5, 6, 180	58
PLS RBC5	5031965	Cable de alimentación con adaptadores para batería de ión-litio RBP5	17
PLS RBP10	5022607	Pila recargable para H2 y HV2	96
PLS RBP5	5023322	Batería de ión-litio para niveles láser portátiles PLS con cable de alimentación y adaptadores	85
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Paquete de batería RBP5 de ión-litio para niveles láser de línea y punto de PLS	72
PLS RC2	5022564	Control remoto de láser rotatorio	80
PLS RRT4	5022629	Objetivo reflectante magnético rojo	17
PLS WCB10	5022641	Soporte giratorio de pared y techo	122
PLS XLD	5037696	Detector láser rotatorio con abrazadera	270
PLS XLD CLAMP	5037709	Abrazadera de detector rotatorio	47
PLS-HGI180G	5067797	Cristal de repuesto para ventana del PLS 180G	32
PLS-HGI180R	5042463	Cristal de repuesto para ventana del PLS 180R	32
PLS-HGI3G	5067760	Cristal de repuesto para ventana del PLS 3G	32
PLS-HGI3R	5042439	Cristal de repuesto para ventana del PLS 3R	32
PLS-HGI5G	5067772	Cristal de repuesto para ventana del PLS 5G	32
PLS-HGI5R	5042442	Cristal de repuesto para ventana del PLS 5R	32
PLS-HGI6G	5067785	Cristal de repuesto para ventana del PLS 6G	32
PLS-HGI6R	5042456	Cristal de repuesto para ventana del PLS 6R	32

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
<b>Medidores láser de distancia</b>			
FLUKE-417D	5099292	Medidor de distancia láser	134
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Kit, Fluke417D/62Max+, Medidor Láser De Distancia 417D y Termómetro de IR 62Max+	235
FLUKE-424D	4106866	Medidor de distancia láser - 100M	526
<b>Analizadores de baterías</b>			
<b>Analizadores de baterías</b>			
FLUKE-BT510	4489970	Analizador de baterías	3982
FLUKE-BT520	4489981	Analizador de baterías	5060
FLUKE-BT520ANG	5104752	Analizador de baterías con sondas de prueba en ángulo	6153
FLUKE-BT521	4489996	Analizador de baterías avanzado	5545
FLUKE-BT521ANG	5104765	Analizador de baterías avanzado con sondas de prueba en ángulo	6707
<b>Accesorios para analizadores de baterías</b>			
BC500	4542299	Cargador de batería	181
BP500	4542300	Batería de ion-litio BP500 de 7,4V 3000mAh	150
BT500-PROBE-TIP	4561297	10 puntas de prueba de repuesto para BT500, 2 capuchones largos para puntas de prueba, repuesto, 2 capuchones cortos para puntas de prueba	181
BTL10	4542264	Sondas estándar para el analizador de baterías	483
BTL20	4542273	Juego de sondas de prueba inteligentes, con prolongadores (No incluye sensor de temperatura)	743
BTL20ANG	4969588	Sonda de prueba del analizador de baterías interactivo con punta en ángulo	984
BTL21	4542286	Juego de sondas de prueba inteligentes, con prolongadores y sensor de temperatura	927
BTL-A	4542258	Adaptador de sonda tensión / corriente	59
I410	617727	Sonda de corriente 400 A ac/dc para multímetros	381
<b>Medidores de aislamiento</b>			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit eléctrico de solución de problemas avanzado 2 en 1 con Fluke 1587+62MAX+ I400	1284
FLUKE-1503	2427883	Medidor de aislamiento 1000 V	562
FLUKE-1507	2427890	Medidor de aislamiento 1000 V	699
FLUKE-1550C	3665021	Medidor de aislamiento de 5kV	5762
FLUKE-1550C FC	4977402	FLUKE-1550C FC, Medidor de aislamiento de 5kV FC con IR3000	5762
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	FLUKE-1550C FC KIT, Kit medidor de aislamiento de 5kV FC con IR3000	6352
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Kit medidor de aislamiento de 5kV	6352
FLUKE-1555	3665056	Medidor de aislamiento de 10kV	6352
FLUKE-1555 FC	4977519	FLUKE-1555 FC, Medidor de aislamiento de 10kV FC con IR3000	6352
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	FLUKE-1555 FC KIT, Kit medidor de aislamiento de 10kV FC con IR3000	6938
FLUKE-1555/KIT	3665111	Kit medidor de aislamiento de 10kV	6938
FLUKE-1577	2157280	Multímetro con medida de aislamiento	886
FLUKE-1587 FC	4691215	Multímetro con medida de aislamiento Fluke Connect	1069
FLUKE-1587 T	2517605	Multímetro de aislamiento (Telecom)	992
FLUKE-1587/1400 FC	4692725	Kit Multímetro de aislamiento FC con sonda de corriente i400	1140
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Kit de localización de averías en motores y variadores - Multímetro de aislamiento FC + sonda de corriente i400 + indicador de rotación de fases 9040	1424

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	FLUKE-IR3000FC1550, Adaptador FC para Medidores de aislamiento de la Serie 1550	315
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + cable IR USB (189, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	374
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	72
<b>Comprobadores de instalaciones</b>			
1662 SCH FTT KIT	5317706	KIT FLUKE 1662 SCH, COMPROBADOR DE INSTALACIONES + TRUTEST ADV	1539
1663 SCH FTT KIT	5317745	KIT FLUKE 1663 SCH, COMPROBADOR DE INSTALACIONES + TRUTEST ADV	1988
1664FC SCH FTT KIT	5311861	COMPROBADOR DE INSTALACIONES 1664FC SCH, SCHUKO + TRUTEST ADV.	2361
1664FC SCH/T6PRO	5318272	Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1664FC: con comprobador eléctrico T6-1000 PRO GRATIS	1982
ES165X	2104706	Kit de picas y accesorios para la medida de la resistencia de tierra	227
FLK-1662 SCH	4546944	Comprobador de instalaciones multifunción básico	1255
FLK-1663 SCH	4546980	Comprobador de instalaciones multifunción avanzado	1713
FLK-1664FC SCH	4547054	Comprobador de instalaciones multifunción avanzado + Fluke Connect	2133
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Cable de prueba Red FLK-166X-, Schuko (EU)	79
FLK-FEV300/KIT SCH	5363614	ADAPTADOR DE PRUEBA DE CARGA DE EV CON ENCHUFE TIPO 2 & 1664FC SCH	2800
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Código de licencia del software Fluke TruTest - Lite - 10 puesto de trabajo	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced	461
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced - 10 puesto de trabajo	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced - 5 puesto de trabajo	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Software Fluke TruTest - CD (sin código de licencia)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Código de licencia del software Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Código de licencia del software Fluke TruTest - Lite - 5 puesto de trabajo	1233
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	374
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	72
TL165X	2107756	Kit de reemplazo de cables, puntas de prueba y cocodrilos. (serie 1650)	171
TP165X	2107742	Sonda de prueba remota de reemplazo. (serie 1650)	123
ZERO ADAPTER	3261925	Adaptador ZERO para 165X	56
<b>Comprobadores eMobility</b>			
FLK-FEV300/TY2	5347987	ADAPTADOR DE PRUEBA DE CARGA DE EV CON ENCHUFE TIPO 2, INTL	959
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	ADAPTADOR DE PRUEBA DE CARGA DE EV CON ENCHUFE TIPO 1 & 2, INTL	1099
FLK-FEV300/BASIC	5348008	ADAPTADOR DE COMPROBACIÓN DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, INTL	600
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	ENCHUFE DE TIPO 2 PARA ADAPTADOR DE COMPROBACIÓN DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, INTL	370
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	ENCHUFE TIPO 1 PARA ADAPTADOR DE PRUEBA CARGA EV, INTL	380
<b>Comprobadores de fotovoltaica</b>			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Kit de analizador fotovoltaico multifunción SMFT-1000/KIT de Fluke	5499
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Kit de analizador fotovoltaico multifunción SMFT-1000/PRO de Fluke	5999
FLK-IRR1-SOL	5218288	Medidor de radiación solar	408
<b>Comprobadores de dispositivos portátiles</b>			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Código de licencia del software Fluke TruTest - Lite - 10 puesto de trabajo	2466
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced	461



Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced - 10 puesto de trabajo	3951
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced - 5 puesto de trabajo	1975
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Software Fluke TruTest - CD (sin código de licencia)	46
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Código de licencia del software Fluke TruTest - Lite	288
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Código de licencia del software Fluke TruTest - Lite - 5 puesto de trabajo	1233
<b>Comprobadores de tierra</b>			
C1620	4359042	Maletín de transporte para los medidores de tierra 1623-2 y 1625/2	285
CABLE REEL 25M BL	4343731	Carrete de cable azul de 25 m para el medidor de tierras	93
CABLE REEL 25M GR	4343746	Carrete de cable verde de 25 m para el medidor de tierras	93
CABLE REEL 50M RD	4343754	Carrete de cable rojo de 50 m para el medidor de tierras	104
EARTH STAKE	4325492	Pica de tierra para los Fluke 1623-2 y 1625-2	93
EI-1623	2577115	Kit de pinzas para la medida selectiva/sin picas para el Fluke 1623.	991
EI-1625	2577126	Kit de pinzas para la medida selectiva/sin picas para el Fluke 1625.	1185
EI-162BN	2577159	Transformador de núcleo partido de 320mm de diámetro	2970
ES-162P3-2	4359377	Kit de 3 picas y 2 carretes para los Fluke 1623-2/1625-2	356
ES-162P4-2	4359389	Kit de 4 picas y 3 carretes para los Fluke 1623-2/1625-2	518
FLUKE-1623-2	4325155	Medidor de tierras básico	2005
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Kit del medidor de tierras básico	3416
FLUKE-1625-2	4325162	Medidor de tierras avanzado	3341
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Kit del medidor de tierras avanzado	4903
FLUKE-1630-2	4829515	Pinza para medida resist. bucle tierra y corriente fugas (No Fluke connect)	2037
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Pinza para medida resist. bucle tierra y corriente fugas (Fluke connect)	2037
<b>Herramientas para la comprobación de la calidad del aire</b>			
FLUKE-922	2679822	Medidor de Flujo de Aire (velocidad, flujo y presión diferencial)	964
FLUKE-922/KIT	2679831	Kit Medidor de Flujo de Aire (Fluke 922 + Tubo Pitot 12"+ ToolPak™ + 2 mangueras de caucho)	1123
FLUKE-971	2418208	Medidor de temperatura y humedad relativa (-20 a 60° C, 5% a 95% RH)	385
FLUKE-985	4131397	Contador de partículas	6328
FLUKE-CO-205	664714	Accesorio para toma de muestras	270
FLUKE-CO-220	664711	Medidor de monóxido de carbono	801
PT12	2740212	Tubo Pitot 12"	176
RLD2	3387163	RLD2 Detector UV de fugas para sistemas de refrigeración	79
<b>Termómetros digitales</b>			
8OPR-60	2148313	Sonda RTD de temperatura para Fluke 66 y 68	110
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Pinza Fluke 323 + Termómetro infrarrojos Fluke 62MAX+ + Detector de tensión VoltAlert 1AC	347
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Kit Fluke 116 + termómetro IR 62MAX+	431
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Termómetro digital de un canal para termopar K, J, T y E	452
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Termómetro digital de dos canales para termopar K, J, T y E	572
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Termómetro digital un canal con termopar. Memoria y Conexión a PC	650
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	FLUKE-53-2 B 60HZ, TERMÓMETRO DE ENTRADA ÚNICA W/USB RECORDING, 60HZ RE	650
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Termómetro digital dos canales con termopar. Memoria y Conexión a PC	798
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	FLUKE-54-2 B 60HZ, TERMÓMETRO DOBLE ENTRADA W/ USB RECORDING, 60HZ RECH	798

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-561	2558118	Termómetro digital para aplicaciones HVAC	210
FLUKE-566	2837799	Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto	586
FLUKE-568	2837806	Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto	732
FLUKE-568EX	4321662	Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto	1811
FLUKE-572-2	4328074	Termómetro IR de precisión con doble láser	866
FLUKE-62 MAX	4130474	Termómetro IR FLUKE-62 MAX,	128
FLUKE-62 MAX +	4130488	Termómetro IR doble puntero láser FLUKE-62 MAX+	148
FLUKE-64 MAX	4856105	Termómetro IR multifunción con D:S 20:1 y 30 horas de batería	189
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Compro. Fluke T5-600 + Term. IR Fluke 62MAX+ + Detector de tensión Vol	362
<b>Imagen Industrial</b>			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	518
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Videoscopio Fluke de 3,8 mm con sonda de videoscopio de 1 m	899
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	SONDA FLK-5,5MM, 0,7 M, PARA BOROSCOPIO ACC- SONDA DE 0,7 M ARTICULADA	1699
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Videoscopio Fluke de 5,5 mm con sonda de videoscopio de 1 m	649
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio de 1,2 m	510
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Videoscopio Fluke de 8,5 mm con sonda de videoscopio de 3 m	761
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Videoscopio Fluke de 9 mm con sonda de videoscopio de 20 m en bobina	2534
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Correa opcional para el cuello para los videoscopios DS701 y DS703 FC de Fluke	64
FLK-DS703 FC	4962665	Videoscopio de inspección de alta resolución Fluke DS703 FC con Fluke Connect™	2999
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Cámara Acústica Industrial	20417
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	91
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	38
FLK-II910	5233904	Cámara acústica de precisión ii910	23905
<b>Cámaras Termográficas</b>			
<b>Cámaras termográficas portátiles</b>			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Cámara termográfica de bolsillo de Fluke PTi120; 120x90; 9HZ; 400C	888
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Cámara termográfica Fluke TiS20+; 120x90; 9HZ	1501
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Cámara termográfica Fluke TiS20+ MAX; 120x90; 9HZ	1732
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Cámara termográfica Fluke TiS55+ de 27 Hz	2861
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Cámara termográfica Fluke TiS55+ de 9 Hz	2861
<b>Cámaras termográficas de alta resolución</b>			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Cámara termográfica de 60Hz	12859
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Cámara termográfica Fluke Ti480 PRO; 320x240; 9HZ	12859
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Cámara termográfica Fluke TiS60+ a 30 Hz	3812
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Cámara termográfica Fluke TiS60+ a 9 Hz	3812
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Cámara termográfica Fluke TiS75+ de 27 Hz	4769
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Cámara termográfica Fluke TiS75+ de 9 Hz	4769
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Cámara termográfica con pantalla de 5,7" y rotación 240°, Multisharp™ 640x480, 60Hz, SR	17327
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Cámara termográfica con pantalla de 5,7" y rotación 240°, Multisharp™ 640x480, 9Hz, SR	16175

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
<b>Cámaras termográficas montadas</b>			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Lente infrarroja gran angular	1384
FLK-2X- LENS	4961163	Lente inteligente infrarroja teleobjetivo 2x	2768
FLK-4X-LENS	4961188	Lente inteligente infrarroja teleobjetivo 4x	6200
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Cámara termográfica fija Fluke RSE300	13529
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Cámara termográfica fija Fluke RSE300	13529
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Cámara termográfica fija Fluke RSE600	19225
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Cámara termográfica fija Fluke RSE600	19225
FLK-RSE-MB	4961344	Soporte de montaje para cámara termográfica de Fluke	169
FLK-RSE-ST	4973844	Soporte de montaje para cámara termográfica	183
<b>Accesorios para Cámaras Termográficas</b>			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Lente infrarroja tipo macro 25 micron para TiX560-TiX520	5751
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Lente infrarroja tipo teleobjetivo 4x para TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	7954
FLK-LENS/TELE2	4335350	Lente teleobjetivo x2 para Series Professional y Expert	1752
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Lente gran angular para Series Professional y Expert	1752
FLK-MACRO-LENS	4961195	Lente infrarroja macro	4155
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Auriculares y micrófono bluetooth para las Series Professional y Exper	105
FLK-TI-SBC3B	4354922	Base cargador/Fuente de alimentación para las cámaras de la Serie Gemini	261
FLK-TI-SBP3	3440365	Batería recargable inteligente para las cámaras de la Serie Gemini, Se	202
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Accesorio para sujetar la cámara Fluke Ti1XX a un trípode	130
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Accesorio para sujetar la cámara de la Serie Gemini a un trípode	130
FLK-TI-VISOR2	3996500	Visera antideslumbramiento para Fluke Ti1XX	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Visera antideslumbramiento para la cámara de la Serie Gemini	105
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Tapa para lente (TiX520, TiX560)	21
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Correa de mano ajustable	21
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Cable video HDMI	25
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Correa ajustable para el cuello	41
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Batería recargable inteligente para las cámaras de la Serie TiX5xx	169
Ti20-RBP	2577796	Batería recargable para cámaras termográficas de la Serie TiXX (excepto Flexcam y serie P3)	235
Ti-CAR CHARGER	3039779	Cargador e batería con adaptador para automóvil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	169
<b>Ventanas IR</b>			
FLK-050-CLKT	3460346	Ventana IR de 50 mm	229
FLK-075-CLKT	3460387	Ventana IR de 75 mm	313
FLK-100-CLKT	3460439	Ventana IR de 100 mm	420
FLUKE-CV200	4326955	Ventana ClirVu IR de 50 mm	297
FLUKE-CV300	4326962	Ventana ClirVu IR de 75 mm	406
FLUKE-CV301	4338164	Ventana ClirVu IR de 75 mm y cierre de seguridad	435
FLUKE-CV400	4326996	Ventana ClirVu IR de 100 mm	569
FLUKE-CV401	4338173	Ventana ClirVu IR de 100 mm y cierre de seguridad	569
<b>ScopeMeters</b>			
<b>ScopeMeter Industrial</b>			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industrial ScopeMeter 20MHZ, EU	2120
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industrial ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	2685

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-124B/EU	4755731	Industrial ScopeMeter 40MHZ, EU	2544
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industrial ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3110
FLUKE-125B/EU	4755818	Industrial ScopeMeter 40MHZ, EU	3038
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industrial ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3606
<b>ScopeMeters de la serie 190</b>			
FLUKE-190-062-III	5282331	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-062-III	3607
FLUKE-190-062-III-S	5282354	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-062-III con kit	4113
FLUKE-190-102-III	5282368	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-102-III	4436
FLUKE-190-102-III-S	5282379	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-102-III con kit	4946
FLUKE-190-104-III	5282393	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-104-III	4994
FLUKE-190-104-III-S	5282417	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-104-III con kit	5503
FLUKE-190-202-III	5282439	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-202-III	5007
FLUKE-190-202-III-S	5282442	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-202-III con kit	5518
FLUKE-190-204-III	5282463	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-204-III	5714
FLUKE-190-204-III-S	5282474	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-204-III con kit	6223
FLUKE-190-502-III	5282495	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-502-III	6167
FLUKE-190-502-III-S	5282508	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-502-III con kit	6678
FLUKE-190-504-III	5282513	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-504-III	6393
FLUKE-190-504-III-S	5282524	Instrumento de prueba ScopeMeter 190-504-III con kit	6903
<b>Analizadores de variadores de velocidad</b>			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Analizador de variadores de velocidad MDA-550	8169
SB-500	5011046	SB-500 juego de 3 cepillos de repuesto para SVS-500 y MDA-500	356
SVS-500	5011031	SVS-500 juego de 3 cepillos, soporte para sondas, varilla telescópica de dos piezas y base magnética	473
<b>Accesorios para ScopeMeters</b>			
AC120	646163	Pinzas de cocodrilo robustas	65
AS400	3894880	Conjunto de accesorios de extensión para las sondas VPS400	153
BB120	646171	Adaptador tipo banana a BNC	71
BC190/830	4821057	Adaptador universal de suministro eléctrico Fluke BC190/830	257
BHT190	3379374	Conjunto de adaptadores intercambiables (DB-9 y M12 y RJ-45)	500
BP120MH	2544081	Batería de NiMH para ScopeMeter Serie 120 y Fluke 43B	139
BP190	677390	Batería de NiMH para ScopeMeter Serie 190	281
BP290	4025762	Batería de Ión Litio para ScopeMeter Serie 190-II y Serie 430-II	332
BP291	3894688	Batería de Ión Litio doble capacidad para ScopeMeter Serie 190-II	466
C120B	4744391	Maletín de transporte para ScopeMeter 123	192
C125	646858	Estuche de transporte para Serie 180 y ScopeMeter 12X	71
C190	677401	Maletín de transporte para ScopeMeter Serie 190	358
C195	677408	Bolsa grande de transporte para Serie 190	330
C290	3894803	Maletín rígido de transporte para ScopeMeter Serie 190	299
CS20MA	677393	Shunt de 4-20 mA para ScopeMeter 123 y Serie 190	137
CXT293	5292356	MALETÍN DE TRANSPORTE DE PROTECCIÓN RESISTENTE, SERIE 190-III	267
EBC290	3894906	Cargador externo para baterías de Ión Litio BP290	148
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	SOFTWARE, PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER	315
HC120	646668	HC120 ,SET DE 2 PINZAS COCODRILO	81
HC200	2086410	Ganchos (4 uds, 2 rojos y 2 grises) para VPS200, VPS100 y PM8918	57
HH290	3894844	Gancho para colgar ScopeMeter 190-II	106
MA190	1567481	Accesorios para electromedicina (los incluidos en el ScopeMeter 19XM)	632

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
OC4USB	2166266	Cable USB para Series 120, 190, 430 y 43B	226
PM8907/830	4328690	Cargador/alimentador (tensión universal) para Serie 120, Serie 90B y Fluke 43B	257
PM9080/101	1641983	Cable óptico RS-232 para ScopeMeter	377
PM9081/001	916093	Adaptador doble de clavija tipo banana a BNC hembra	72
PM9082/001	916163	Adaptador doble de clavija tipo banana a BNC macho	72
PM9091/001	935598	Cable coaxial de 50 ohm, BNC/BNC 1,5 m (3 unidades: rojo, gris y negro)	169
PM9092/001	935601	Cable coaxial de 50 ohm, BNC/BNC 0,5 m (3 unidades: rojo, gris y negro)	148
PM9093/001	935593	Adaptador BNC macho a doble BNC hembra	99
RS120-III	4023947	Accesorios de recambio para las sondas STL120 (Serie 120)	153
RS400	3894867	Set de accesorios de reemplazo para VPS400	122
RS500	4025886	Conjunto de accesorios de sustitución para sondas VPS500	220
SCC 198	2100208	Kit de accesorios para automoción para la serie 190X	1267
SCC120B	4744423	Software FlukeView + cable de comunicación + maleta blanda para Serie	706
SCC190EFG	671826	Software FlukeView + cable de comunicación + maleta para Serie 190	908
SCC290	3894826	Software FlukeView + maleta rígida para Serie 190-II	553
SCC293	5292363	SOFTWARE, MALETÍN CXT293 Y KIT DE CONECTIVIDAD WI/FI, SERIE 190-III	553
SCC298	4138312	Kit auto para Serie 190-II (incluye software, maletín y accesorios de	1346
SP120B	4744414	Protector de pantalla para la Serie 120B	63
STL120-III	4023901	Juego de cables de prueba apantallados para ScopeMeter Serie 120	269
STL120-IV	4744340	Juego de cables de prueba apantallados para ScopeMeter Serie 120B	225
STL90	201233	Juego de cables de prueba apantallados para ScopeMeter	352
SW90W	3894923	Software FlukeView para ScopeMeter	503
TAS90	614187	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120/190)	99
TRM50	4025864	Terminador BNC de 50 ohmios	264
UA120	4744384	Adaptador dongle USB	63
VPS101	3086317	1:1 Sonda de tensión y accesorios, negra, 30 MHz, 1.2m	306
VPS210-G	3086247	10:1 Sonda de tensión y accesorios, gris, 200 MHz, 1.2m	306
VPS210-R	3086235	10:1 Sonda de tensión y accesorios, roja, 200 MHz, 1.2m	306
VPS212-G	3086286	10:1 Sonda de tensión y accesorios, gris, 200 MHz, 2.5m	306
VPS212-R	3086273	10:1 Sonda de tensión y accesorios, roja, 200 MHz, 2.5m	306
VPS220-G	3086300	100:1 Sonda de tensión y accesorios, gris, 200 MHz, 1.2m	306
VPS220-R	3086299	100:1 Sonda de tensión y accesorios, roja, 200 MHz, 1.2m	306
VPS40-III	4023920	Sondas de Osciloscopio 10:1 de 40 MHz para ScopeMeter 12X y 43B	178
VPS41	4744378	Sondas de Osciloscopio 10:1 de 40 MHz para ScopeMeter 12XB y 43B	220
VPS410-II-B	4276937	Sonda de tensión 10:1 300 MHz, azul y accesorios	290
VPS410-II-G	4276943	Sonda de tensión 10:1 300 MHz, gris y accesorios	290
VPS410-II-R	4276928	Sonda de tensión 10:1 300 MHz, roja y accesorios	290
VPS410-II-V	4276955	Sonda de tensión 10:1 300 MHz, verde y accesorios	290
VPS510-B	4025796	Sonda de tensión 10:1, 500 MHz Azul	290
VPS510-G	4025801	Sonda de tensión 10:1, 500 MHz Gris	290
VPS510-R	4025781	Sonda de tensión 10:1, 500 MHz Roja	290
VPS510-V	4025812	Sonda de tensión 10:1, 500 MHz Verde	290
<b>Medidores de calidad de la red eléctrica</b>			
1742-6/UPGRADE	4920964	Kit de actualización del 1742 a 1746	2435
1742-8/UPGRADE	4920973	Kit de actualización del 1742 a 1748	4500
1746-8/UPGRADE	4920986	Kit de actualización del 1746 a 1748	2435

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
C437-II	4116743	Maleta de transporte rígida con ruedas para serie 430-II	707
FLUKE-1732/B	4706566	Registrador Trifásico de Energía y Calidad Eléctrica, versión básica	2996
FLUKE-1732/EUS	4706548	Registrador Trifásico de Energía y Calidad Eléctrica, versión EU/US	3341
FLUKE-1734/B	4706582	Registrador de energía, versión avanzada sin sondas	3405
FLUKE-1734/EUS	4706594	Registrador de energía, versión EU/US avanzada	3744
FLUKE-1736/B	4563561	Registrador de energía portátil (excluye las sondas de corriente)	5286
FLUKE-1736/EUS	4534519	Registrador de potencia portátil, versión para UE/EE. UU.	5300
FLUKE-1738/B	4588378	Registrador de potencia portátil avanzado (excluye las sondas de corriente)	5447
FLUKE-1738/EUS	4563577	Registrador de potencia portátil avanzado, versión para UE/EE. UU.	6123
FLUKE-1738/GOLD-IGF	5350529	Registrador trifásico de calidad eléctrica 1738 de Fluke - Gold Edition	3960
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	4644
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iflex, version EUS	4644
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version EUS	4247
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	6379
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	6379
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version EUS	5973
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	7988
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	7988
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version EUS	7610
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	15437
FLUKE-1760 INTL	2630744	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	17886
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	23601
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	21155
FLUKE-1773	5117269	Analizador de calidad eléctrica Fluke 1773	6585
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Analizador básico de calidad eléctrica Fluke 1773 (sin sondas)	5869
FLUKE-1775	5117278	Analizador de calidad eléctrica Fluke 1775	8664
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Analizador básico de calidad eléctrica Fluke 1775 (sin sondas)	7913
FLUKE-1777	5126630	Analizador de calidad eléctrica Fluke 1777	10975
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Analizador básico de calidad eléctrica Fluke 1777 (sin sondas)	10184
FLUKE-430-II/MA	4779032	Kit de actualización de la función de análisis de motores para la Serie 430-II	2897
FLUKE-VR1710	3030923	Registrador monofásico de parámetros de calidad eléctrica	1221
<b>Accesorios para los medidores de calidad de la red eléctrica</b>			
177X BATT W/HOUSING	5272862	BATERÍA DE IÓN-LITIO 177X	112
17XX CABLE MARKER	5312406	JUEGO DE MARCADORES DE CABLES FLUKE-17XX	122
3PHVL-17XX	5014802	Cable plano 3F+N para medida de tensión Series 1730 y 1740	121
3PHVL-17XX-5M	5014816	Cable plano 3F+N de 5 m para medida de tensión Series 1730 y 1740	169
ANTENNA CABLE	5263915	CABLE DE ANTENA, 5 M	491
BP120MH	2544081	Batería de NiMH para ScopeMeter Serie 120 y Fluke 43B	139
BP1730-BATTERY	4389436	Batería para el Fluke 1730	55
C1777	5307460	ESTUCHE RÍGIDO C1777	800
C177X/6000	5307472	ESTUCHE FLEXIBLE C177X	328
C17XX	4637381	Bolsa de transporte Serie 1730	162
DEMO PQ CASE	4483703	MALETÍN DEMOSTRACIÓN PQ, MALETÍN DEMOSTRACIÓN DE CALIDAD ELÉCTRICA	2718
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	Kit de actualización de 1736 a 1738	837
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Kit para colgar	86

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLK-WIFI/BLE	4591273	Adaptador Wifi para Fluke 1736/38	197
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Cable para la entrada AUX del Fluke 1730	41
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Kit de accesorios para colgar el Fluke 1730	78
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Antena GPS	463
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adaptador para las entradas auxiliares del 1736/1738	187
FLUKE-17XX-TL	5016873	Cables de 18 cm con terminación apilable/no apilable para Series 1730 y 1740	49
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	Cables de 2 m con terminación no apilable y clips de cocodrilo	37
FLUKE-I400S-EL	4974743	Sonda de corriente para trafo de medida para Fluke 17xx	330
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	Pack de 3 sondas de corriente para trafo de medida para Fluke 17xx	878
FLUKE-PQ400	4920947	Dispositivo para medidas eléctricas con 4 cables macho-macho de 2 m	2301
FLUKE-PQ400/B	5075807	Dispositivo para medidas eléctricas básicas sin accesorios	1816
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Juego de marcadores de cables 3P+N+PE	13
FS17X5-TF-II	4531791	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A para Fluke 1735 y Serie 1740	2238
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A IP65 para Fluke 1735 y Serie 1740	2622
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sonda ThinFlex de corriente 3000A para Fluke 1735 y Serie 1740	565
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A/6000A para Fluke 1735 y Serie 1740	2177
F1P17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	216
GPS-TIME SYNC	2539223	Módulo de sincronización GPS (Fluke 1760)	597
I17XX-BNC-M2F	5076304	Cable macho a BNC hembra de 4 patillas y 0,1 m (1 unidad)	121
I17XX-BNC-M2M	5076297	Cable macho a BNC macho de 4 patillas y 2 m (1 unidad)	121
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	302
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Pack de 3 iFlexi 1.5KA 60 cm, con protección IP65	719
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Pack de 4 iFlexi 1.5KA 60 cm, con protección IP65	960
I17XX-FLEX1500	4637328	Sonda flexible de corriente 30 cm 1500 A para Fluke 1736/38	229
I17XX-FLEX1500/24	5171005	Sonda de corriente I17XX-FLEX1500 24	225
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Pack de 3 sondas flexibles de corriente 30 cm 1500 A para Fluke 1736/3	667
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Pack de 4 sondas flexibles de corriente 30 cm 1500 A para Fluke 1736/3	869
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Cable macho-macho iFlex® de 2 m (1 unidad)	182
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Cable macho-macho iFlex® de 2 m (4 unidades)	698
I17XX-FLEX3000	4637343	Sonda flexible de corriente 60 cm 3000 A para Fluke 1736/38	247
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Pack de 3 sondas flexibles de corriente 60 cm 3000 A para Fluke 1736/3	710
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Pack de 4 sondas flexibles de corriente 60 cm 3000 A para Fluke 1736/3	929
I17XX-FLEX3KIP	4921032	Sonda iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65	302
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Pack de 3 iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65	719
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Pack de 4 iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65	960
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Cable de extensión iFlexi, 5m	181
I17XX-FLEX6000	4637362	Sonda flexible de corriente 90 cm 6000 A para Fluke 1736/38	261
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Pack de 3 sondas flexibles de corriente 90 cm 6000 A para Fluke 1736/3	754
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Pack de 4 sondas flexibles de corriente 90 cm 6000 A para Fluke 1736/3	987
I17XX-FLEX6KIP	4921071	Sonda iFlexi 6KA 90 cm, con protección IP65	359
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Pack de 3 iFlexi 6KA 90 cm	838
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Pack de 4 iFlexi 6KA 90 cm	1077

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
I400	2277225	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector de doble banana	230
I400S	2277202	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector BNC y selección 40A/400A	411
I40S-EL3X	4637396	Sonda de corriente para trafo de medida para Fluke 17xx	295
I40S-EL3X/3PK	4637409	Pack de 3 sondas de corriente para trafo de medida para Fluke 17xx	826
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Sonda flexible de corriente 6000A para Fluke 430	575
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Conjunto de 4 sondas de corriente flexibles 6000A para Fluke 430	1748
I430-FLX-TFII-12	4621205	I430-FLX-TFII-12,6000A FLK 430 FINA FLEXI 30CM (12IN)	590
I430-FLX-TFII-48	4621231	I430-FLX-TFII-48,6000A FLK 430 FINA FLEXI 122CM (48IN)	738
I5S	2508467	Pinza amperimétrica de CA (5 A)	764
I5SPQ3	2457508	Conjunto de 3 pinzas amperimétrica i5s para Serie 430	1833
IEEE519/REPORT	4589748	Licencia de software para informes IEEE519	724
IP65 ADAPTER SET	4946241	Conector con protección IP65 para entrada de tensión	302
MP1-3R/1B	4944790	Sonda magnética 3 rojas/1 negra para banana de 4 mm	129
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Adaptadores magnéticos para cables de tensión 4MM BANANA, set de 4	129
OC4USB	2166266	Cable USB para Series 120, 190, 430 y 43B	226
PM9080/101	1641983	Cable óptico RS-232 para ScopeMeter	377
TLS430	2157713	Cables de prueba y pinzas de cocodrilo (4 negras, 1 verde) para Serie 430	187
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 200/20	2540450	Transformador de corriente tipo pinza 200A/20A (Fluke 1760)	611
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Transformador de corriente tipo pinza 50A/5A (Fluke 1760)	611
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	638
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	638
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	1250
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	544
TPS SHUNT 20MA	2540553	Derivador de ca/cc 20mA (Fluke 1760)	544
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Sonda de tension 100V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Sonda de tension 10V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Sonda de tension 1000V (Fluke 1760)	814
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Sonda de tension 400V (Fluke 1760)	476
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Sonda de tension 600V (Fluke 1760)	476
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	TPS/MBX DOLPH RED,EPO326Z, DOLPHIN CLIP, RED	56
VL1735/45	3276205	Cable con cuatro conectores de tipo banan para Fluke 1735/45	341
WI-FI/BLE MODULE	5280639	MÓDULO WI-FI/BLE FLUKE-177X	147

#### Vatímetros Norma

##### Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7954
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10603
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13680
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	15199
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	16364
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17849
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	19440
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	21384
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	21384
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	24036
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	27160



Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	29770
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	22180
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	25333
<b>Norma 5000</b>			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	26813
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	29424
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	32903
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	31337
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	25073
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	27683
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	31162
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	29598
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	26986
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	30294
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	32898
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	36388
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	38300
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	34820
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	32208
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	29770
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	36577
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	37109
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	38476
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	49479
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	53012
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	57796
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	54312
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	45766
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	49298
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	50488
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	47002
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	52400
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	55882
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	57789
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	54312
<b>Accesorios Norma 4000/5000</b>			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	295
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	287
NORMA 32A CABLES	3024689	Cables para shunt de tecnología planar de 32 A	306
NORMA 32A SHUNT	3024677	Shunt con tecnología planar de 32 A	1209
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Cables LG para shunt de alta corriente	409
NORMA STAR POINT	3024704	Caja accesorios externa	1209
<b>Analizadores de vibraciones</b>			
81OPA	3986002	81OPA,ALIMENTDOR AC CON ENTRADA INTERNACIONAL	118
81OQDC	3530837	81OQDC,CABLE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA	207
81OS	3530828	81OS, SENSOR	1994
81OSMM	3530862	81OSMM,MONTAJE MAGNÉTICO PARA SENSOR	291

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
810SMP	3530855	810SMP,ALMOHADILLAS DE MONTAJE PARA SENSOR, 10 PACK	41
FLUKE-805	4094385	Medidor de vibraciones	2509
FLUKE-805 FC	4489229	Medidor de vibraciones con Fluke Connect	2509
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Medidor de vibraciones Fluke 805FC + sensor externo Fluke805ES	3419
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	3138
FLUKE-805/ES	4636786	Sensor de vibración externo para Fluke 805	1461
FLUKE-810	3542635	FLUKE-810,ANALIZADOR DE VIBRACIONES	13084
FLUKE-820-2	4550041	Estroboscopio LED	1282
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Abrazadera magnética	1160
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Alineador láser de ejes, calzas	1154
FLUKE-831	5346724	Herramienta de alineación láser de ejes Fluke 831	8211
FLUKE-835	5255306	Herramienta de alineación láser de correa Fluke 835	1810
SBP810	3530843	SBP810,PACK BATERIA INTELIGENTE	373
<b>Calibradores de proceso</b>			
<b>Calibradores de proceso de la serie 700</b>			
FLK-729 150G	4856983	Calibrador de presión automático (10 Bar)	11587
FLK-729 150G FC	4856894	Calibrador de presión automático, con FC (150G, 10 Bar)	11587
FLK-729 300G	4856976	Calibrador de presión automático (20 Bar)	11587
FLK-729 300G FC	4856882	Calibrador de presión automático, con FC (300G, 20 Bar)	11587
FLK-729 30G	4856990	Calibrador de presión automático (2 Bar)	11587
FLK-729 30G FC	4856907	Calibrador de presión automático , con FC (2 Bar)	11587
FLK-789/IR3000FC	4604605	Multímetro de procesos y conector FC	1500
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	FLK-789FC-MA/KIT,FC KIT: FLK-789/IR3000 FC & FLK-A3004FC	2288
FLUKE-154 INTL	4805625	Hart Calibration Assistant	5225
FLUKE-705	665091	Calibrador de lazo	1053
FLUKE-707	1617262	Calibrador de lazo con mando rotatorio tipo click	1209
FLUKE-709	4234350	Calibrador de lazo	1228
FLUKE-709H	4234361	Calibrador de lazo con HART	1930
FLUKE-710	4991049	Calibrador de lazo para comprobación de válvulas con HART Fluke 710	2979
FLUKE-712B/EN	4387857	Calibrador de termorresistencias	1559
FLUKE-714B/EN	4387869	Calibrador de termopares	1559
FLUKE-715	620101	Calibrador de lazo voltios-miliamperios	1756
FLUKE-717 30G	662897	Calibrador de presión 2 bar con interface para 700PXX	2064
FLUKE-717 10000G	4058813	Calibrador de presión 690 bar con interface para 700PXX	2209
FLUKE-717 1000G	2547194	Calibrador de presión 69 bar con interface para 700PXX	1991
FLUKE-717 100G	1630430	Calibrador de presión 7 bar con interface para 700PXX	1991
FLUKE-717 1500G	2547203	Calibrador de presión 103 bar con interface para 700PXX	2209
FLUKE-717 15G	4058808	Calibrador de presión 1 bar con interface para 700PXX	1991
FLUKE-717 1G	2547166	Calibrador de presión 70 mbar con interface para 700PXX	1991
FLUKE-717 3000G	2547215	Calibrador de presión 207 bar con interface para 700PXX	2209
FLUKE-717 300G	2547175	Calibrador de presión 20 bar con interface para 700PXX	1991
FLUKE-717 5000G	2547232	Calibrador de presión 345 bar con interface para 700PXX	2209
FLUKE-717 500G	2547182	Calibrador de presión 34 bar con interface para 700PXX	1991
FLUKE-718 100US	665080	Calib. de presión 7 bar con interface para 700PXX y bomba incorporada	3750
FLUKE-718 30US	665075	Calib. de presión 2 bar con interface para 700PXX y bomba incorporada	3750
FLUKE-718 1G	2547148	Calibrador de presión 70 mbar con interface para 700PXX y bomba incorpora	3818

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-718 300G	2547153	Calibrador de presión 20 bar con interface para 700PXX y bomba incorporad	3818
FLUKE-718EX 100	2096322	Calibrador de presión Ex 7 bar con interface para 700PXX y bomba incorporada	4823
FLUKE-718EX 30	2096310	Calibrador de presión Ex 2 bar con interface para 700PXX y bomba incorporada	4823
FLUKE-718EX 300	3023328	Calibrador de presión Ex 20 bar con interface para 700PXX y bomba incorporada	4823
FLUKE-719 100G	3315344	Calibrador de Presión Eléctrico, 100PSI, 7 bar.	4859
FLUKE-719 30G	3315332	Calibrador de Presión Eléctrico, 30PSI, 2 bar.	4859
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Calibrador eléctrico de presión 10 bar con interface para 700PXX y bom	4448
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Calibrador eléctrico de presión 20 bar con interface para 700PXX y bom	4448
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Calibrador eléctrico de presión 2 bar con interface para 700PXX y bomb	4448
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptador universal de RTD para Fluke-719Pro y Fluke-721	256
FLUKE-721-1601	4353241	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 6,7 bar	2832
FLUKE-721-1603	4353283	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 20 bar	2832
FLUKE-721-1605	4353327	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 33,3 bar	2832
FLUKE-721-1610	4353366	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 66,7 bar	2832
FLUKE-721-1615	4353401	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 100 bar	2832
FLUKE-721-1630	4353447	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 200 bar	2832
FLUKE-721-1650	4353486	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 333 bar	2832
FLUKE-721-3601	4353252	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 6,7 bar	2832
FLUKE-721-3603	4353290	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 20 bar	2832
FLUKE-721-3605	4353330	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 33,3 bar	2832
FLUKE-721-3610	4353375	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 66,6 bar	2832
FLUKE-721-3615	4353412	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 100 bar	2832
FLUKE-721-3630	4353458	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 200 bar	2832
FLUKE-721-3650	4353499	Calibrador de presión con sensor dual 2,4 bar y 333 bar	2832
FLUKE-721EX-1603	4353309	Calibrador de presión Ex con sensor dual 1,07 bar y 20 bar	3658
FLUKE-721EX-1615	4353420	Calibrador de presión Ex con sensor dual 1,07 bar y 100 bar	3658
FLUKE-721EX-1630	4353464	Calibrador de presión Ex con sensor dual 1,07 bar y 200 bar	3658
FLUKE-721EX-3615	4353435	Calibrador de presión Ex con sensor dual 2,4 bar y 100 bar	3658
FLUKE-721EX-3630	4353473	Calibrador de presión Ex con sensor dual 2,4 bar y 200 bar	3658
FLUKE-721EX-3650	4353514	Calibrador de presión Ex con sensor dual 2,4 bar y 333 bar	3658
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Calibrador de temperatura multifunción	3200
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Calibrador de procesos multifunción	4468
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Calibrador de procesos multifunción	5236
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	13462
FLUKE-753	3977641	Calibrador de Procesos Documentador	7049
FLUKE-754	3405771	Calibrador de Procesos Documentador, HART	8884
FLUKE-771	2646347	Pinza amperimétrica (mA) para procesos	848
FLUKE-772	3362352	Pinza amperimétrica (mA) para procesos	1212
FLUKE-773	3362365	Pinza amperimétrica (mA) para procesos	1550
FLUKE-787B	4777186	Multímetro de procesos	1416
FLUKE-789/E	3977194	Multímetro de procesos con alimentación de lazo, compatibilidad Hart y comunicación a PC	1672

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
<b>Módulos de presión</b>			
700G/TRACK	4123225	Software para manómetros de la Serie 700G	633
FLUKE-700G01	4353523	Manómetro de precisión $\pm 27$ mbar	1077
FLUKE-700G02	4353538	Manómetro de precisión $\pm 67$ mbar	1077
FLUKE-700G04	4096972	Manómetro de precisión -0.97 bar a 1 bar	1077
FLUKE-700G05	4097514	Manómetro de precisión -0.97 bar a 2 bar	1077
FLUKE-700G06	4097538	Manómetro de precisión -0.83 bar a 6,9 bar	1077
FLUKE-700G07	4097561	Manómetro de precisión -0,83 bar a 34 bar	1077
FLUKE-700G08	4097592	Manómetro de precisión -0.97 bar a 69 bar	1077
FLUKE-700G10	4353654	Manómetro de precisión -0.97 bar a 138 bar	1077
FLUKE-700G27	4097545	Manómetro de precisión -0.83 bar a 20 bar	1077
FLUKE-700G29	4097605	Manómetro de precisión -0.97 bar a 200 bar	1077
FLUKE-700G30	4097610	Manómetro de precisión -0.97 bar a 340 bar	1077
FLUKE-700G31	4097622	Manómetro de precisión -0.97 bar a 690 bar	1077
FLUKE-700GA27	4353577	Manómetro de precisión (absoluta) 20 bar	1077
FLUKE-700GA4	4353545	Manómetro de precisión (absoluta) 1 bar	1077
FLUKE-700GA5	4353550	Manómetro de precisión (absoluta) 2 bar	1077
FLUKE-700GA6	4353561	Manómetro de precisión (absoluta) 6,6 bar	1077
FLUKE-700HTPK	4124358	Kit de bomba hidráulica (700 bar)	1639
FLUKE-700HTPK2	4623314	Kit Premium de bomba hidráulica	2077
FLUKE-700M20TH	4623338	Manguera para calibración de presión y terminación 1/4" macho	764
FLUKE-700MTH	4623345	Manguera para calibración de presión con terminación M20 hembra	764
FLUKE-700PCK	100062	Kit de calibración de módulos de presión 700PXX	1904
FLUKE-700PTPK	4124364	Kit de bomba neumática (40 bar)	1157
FLUKE-700PTPK2	4623306	Kit Premium de bomba neumática	1469
FLUKE-700RG05	4353589	Manómetro de referencia 2 bar	1192
FLUKE-700RG06	4353592	Manómetro de referencia 6,6 bar	1192
FLUKE-700RG07	4353605	Manómetro de referencia 33,3 bar	1192
FLUKE-700RG08	4353610	Manómetro de referencia 66,6 bar	1192
FLUKE-700RG29	4353622	Manómetro de referencia 200 bar	1192
FLUKE-700RG30	4353631	Manómetro de referencia 333 bar	1192
FLUKE-700RG31	4353646	Manómetro de referencia 666 bar	1192
FLUKE-700TTH10K	4636393	Kit premium de manguera de prueba para transmisor de presión, 10k	907
FLUKE-700TTH5K	4623323	Manguera para calibración de presión hasta 333 bar	764
FLUKE-750P00	4352270	Módulo de presión diferencial 0 a 2,5 mbar	2286
FLUKE-750P01	4352281	Módulo de presión diferencial 0 a 25 mbar	1787
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 25 Mbar)	3327
FLUKE-750P02	4352750	Módulo de presión diferencial 0 a 70 mbar	1787
FLUKE-750P03	4352738	Módulo de presión diferencial 0 a 350 mbar	1787
FLUKE-750P04	4352313	Módulo de presión diferencial 0 a 1 bar	1787
FLUKE-750P05	4352336	Módulo de presión manométrica 0 a 2 bar	1787
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 2 Bar)	3404
FLUKE-750P06	4352349	Módulo de presión manométrica 0 a 7 bar	1787
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 7 Bar)	3404
FLUKE-750P07	4352360	Módulo de presión manométrica 0 a 35 bar	1787
FLUKE-750P08	4352372	Módulo de presión manométrica 0 a 70 bar	1787
FLUKE-750P09	4352385	Módulo de presión manométrica 0 a 100 bar	1787

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
FLUKE-75OP09EX	4558725	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 100 Bar)	3404
FLUKE-75OP2000	4352397	Módulo de presión manométrica 0 a 140 bar	1787
FLUKE-75OP22	4352296	Módulo de presión diferencial 0 a 70 mbar	1787
FLUKE-75OP23	4352308	Módulo de presión diferencial 0 a 350 mbar	1787
FLUKE-75OP24	4352324	Módulo de presión diferencial 0 a 1 bar	1787
FLUKE-75OP24EX	4558686	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 1 Bar)	3404
FLUKE-75OP27	4352351	Módulo de presión manométrica 0 a 20 bar	1787
FLUKE-75OP27EX	4558699	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 20 Bar)	3404
FLUKE-75OP29	4352403	Módulo de alta presión 0 a 200 bar	2832
FLUKE-75OP29EX	4558702	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 200 Bar)	5684
FLUKE-75OP30	4352415	Módulo de alta presión 0 a 340 bar	2832
FLUKE-75OP31	4352426	Módulo de alta presión 0 a 700 bar	2832
FLUKE-75OP3IN	4555281	Módulo de presión diferencial 0 a 7,5 mbar	1857
FLUKE-75OP5IN	4555296	Módulo de presión diferencial 0 a 12,5 mbar	1857
FLUKE-75OPA27	4352471	Módulo de presión absoluta 0 a 20 bar	2056
FLUKE-75OPA3	4352432	Módulo de presión absoluta 0 a 350 mbar	2056
FLUKE-75OPA4	4352444	Módulo de presión absoluta 0 a 1 bar	2056
FLUKE-75OPA4EX	4558716	Ex Módulo De Presión Manométrica (0 - 1 Bar)	3604
FLUKE-75OPA5	4352459	Módulo de presión absoluta 0 a 2 bar	2056
FLUKE-75OPA6	4352467	Módulo de presión absoluta 0 a 7 bar	2056
FLUKE-75OPA7	4352480	Módulo de presión absoluta 0 a 35 bar	2056
FLUKE-75OPA8	4352498	Módulo de presión absoluta 0 a 70 bar	2056
FLUKE-75OPA9	4352500	Módulo de presión absoluta 0 a 100 bar	2056
FLUKE-75OPD10	4352556	Módulo de presión dual -700 a 700 mbar	2056
FLUKE-75OPD2	4352539	Módulo de presión dual -70 a 70 mbar	2056
FLUKE-75OPD27	4352616	Módulo de presión dual -1 a 20 bar	2056
FLUKE-75OPD3	4352542	Módulo de presión dual -350 a 350 mbar	2056
FLUKE-75OPD4	4352563	Módulo de presión dual -1 a 1 bar	2056
FLUKE-75OPD5	4352574	Módulo de presión dual -1 a 2 bar	2056
FLUKE-75OPD50	4352588	Módulo de presión dual -1 a 3,5 bar	2056
FLUKE-75OPD6	4352595	Módulo de presión dual -1 a 7 bar	2056
FLUKE-75OPD7	4352602	Módulo de presión dual -1 a 14 bar	2056
FLUKE-75OPV3	4352517	Módulo de presión de vacío -350 mbar	2056
FLUKE-75OPV4	4352521	Módulo de presión de vacío -1 bar	2056
FLUKE-75OR04	4352625	Módulo de presión de referencia 0 a 1 bar	2056
FLUKE-75OR06	4352633	Módulo de presión de referencia 0 a 7 bar	2056
FLUKE-75OR07	4352657	Módulo de presión de referencia 0 a 35 bar	2056
FLUKE-75OR08	4352669	Módulo de presión de referencia 0 a 70 bar	2056
FLUKE-75OR27	4352640	Módulo de presión de referencia 0 a 20 bar	2056
FLUKE-75OR29	4352678	Módulo de presión de referencia 0 a 200 bar	2984
FLUKE-75OR30	4352684	Módulo de presión de referencia 0 a 340 bar	2984
FLUKE-75OR31	4352691	Módulo de presión de referencia 0 a 700 bar	2984
FLUKE-75ORD27	4352723	Módulo de presión dual de referencia -0,8 a 20 bar	2252
FLUKE-75ORD5	4352706	Módulo de presión dual de referencia -1 a 2 bar	2252
FLUKE-75ORD6	4352714	Módulo de presión dual de referencia -1 a 7 bar	2252
<b>Accesorios para los calibradores de procesos</b>			
709H/TRACK	4281225	Software y cable de comunicación para Fluke 709H	616

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
754HCC	3829410	Cable de comunicación HART para Fluke 754	122
BC-7240	4022655	Cargador/eliminador de batería 753/754	79
BP7235	668225	Baterías recargables de NiMh para 860, 701/702 y740 (requiere cargador)	357
BP7240	4022220	Batería de repuesto 753/754	244
C789	946694	Bolsa de transporte para 867B	273
FLUKE-700HTH-1	2811795	Latiguillo hidráulico (700 bar)	1273
FLUKE-700HTP-2	4096855	Bomba de presión hidráulica (700 bar)	1563
FLUKE-700ILF	1566730	Filtro separador (7 bar)	149
FLUKE-700-IV	202561	Shunt de corriente para la serie 700	673
FLUKE-700LTP-1	2811763	Bomba de presión neumática para bajas presiones (0-2 bar)	1358
FLUKE-700PMP	617131	Bomba de mano para presión neumática (0 - 10 bar)	948
FLUKE-700PRV-1	2811808	Kit de válvulas de protección de módulos 700PXX para Fluke 700HTP	1531
FLUKE-700PTP-1	2811774	Bomba de mano para presión neumática (-0,96 bar / 40 bar)	882
FLUKE-700SC	667425	Cable de interfaz serie (Fluke 725/725Ex/726)	328
FLUKE-700TC1	620119	Conjunto de miniconectores para termopares (10 tipos)	195
FLUKE-700TC2	620127	Conjunto de miniconectores para termopares (tipos J,K,T,E,R y S)	160
FLUKE-700TLK	3829398	Kit de cables de prueba para procesos	195
FLUKE-71X	3345825	Manguera para Serie 710	144
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Filtro de líquidos e impurezas para 718 y 719Pro	499
FLUKE-720RTD	4366669	Sonda RTD para 721, 721Ex y 719PRO	377
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptador universal de RTD para Fluke-719Pro y Fluke-721	256
FLUKE-750SW	4090343	Software DPC/TRACK2	4455
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + cable IR USB (189, 789, 1550B)	226
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	374
HART DRYWELL CABLE	2111088	Cable de comunicación con hornos Hart	231
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	72
<b>Accesorios generales</b>			
<b>Cables de prueba, sondas y pinzas</b>			
80K-15	618113	Sonda de alta tensión para multímetros (sólo para aplicaciones de baja	424
AC175	4101772	Juego de pinzas de cocodrilo de 1000 V (2 unidades)	43
AC220	1610103	Conjunto de cocodrilos SureGrip	66
AC280	1610115	Conjunto de ganchos SureGrip	55
AC283A	5130530	Conjunto de pinzas SureGrip	59
AC285	1610159	Conjunto de cocodrilos SureGrip	36
AC285-FTP	4073928	Puntas de pruebaTwistGuard de 2mm con adaptadores de 4mm	40
AC288	4617784	Puntas de prueba SureGrip™ para acceso a conectores profundos	55
AC87	1278079	Pinza de cocodrilo de ángulo recto para pletinas eléctricas rectangulares	71
AC89	873448	Pinza de prueba para penetrar en aislamientos de conductores	80
BP980	1616807	Kit de clavijas tipo doble-banana	81
FTP-1	3869437	Puntas de prueba con fusibles FTP	140
FTPL-1	3869443	Puntas de prueba con fusibles + cables de prueba FTPL	153
H900	1616818	Bandeja para colgar accesorios de electrónica	50
LEADWRAP	4083525	Pack de 3 Cintas de Sujeción de nylon	12
T5-KIT-1	3971169	Kit de accesorios para la T5 (TP220 + AC285 + funda C33)	78
T5-RLS	4089137	Cables de Prueba de reemplazo para serie T5	35
TL175	3521976	Juego de puntas de prueba con TwistGuard	43

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
TL175E	3565554	Juego de puntas de prueba con TwistGuard y adaptadores de 4 mm	47
TL220-1	3971178	Kit de cables, puntas de prueba y cocodrilos SureGrip	118
TL221	2003602	Kit de extensión de cables SureGrip	53
TL222	2003616	Kit de cables de prueba de Silicona SureGrip	53
TL223-1	3971184	Kit de cables, puntas de prueba y cocodrilos SureGrip	108
TL224	1610198	Kit de cables de prueba de silicona SureGrip	47
TL225-1	3971191	Kit de cables de prueba con supresor de tensiones fantasma SureGrip	154
TL238	2132831	Conjunto de cables y puntas de prueba de alta energía	118
TL27	668571	Juego de puntas de prueba de seguridad con conectores rectos	55
TL40	1590606	Juego de puntas de prueba retráctiles	78
TL71-1	3971207	Puntas de prueba 2 mm, aislamiento de silicona y conect. en ángulo recto	43
TL75-1	3971218	Juego de cables de prueba de punta dura	37
TL76	2032684	Juego de puntas de prueba	60
TL80A-1	3971229	Conjunto básico de puntas de prueba y accesorios de aplica. Electrónicas	112
TL81A	1277073	Juego de cables de prueba Deluxe para aplicaciones electrónicas	234
TL910	1616632	Puntas de prueba extrafinas para aplicaciones electrónicas	109
TL930	1616671	Cables (2 ud.) de 60 cm con conectores banana macho multiconexión	26
TL932	1616680	Cables (2 ud.) de 90 cm con conectores banana macho multiconexión	29
TL935	1616698	Cables (6 ud.) de 60/90/120 cm con conect. banana macho multiconex.	88
TL940	1616705	Cables con miniganchos con apertura de hasta 1,5 mm de diámetro	29
TL950	1616710	Cables con minipinzas con apertura de hasta 2,3 mm de diámetro	55
TL960	1616722	Cables con microgancho con apertura de hasta 1 mm de diámetro	29
TL970	1616793	Conjunto de cables con miniganchos, microganchos y minipinzas	112
TLK1550-RTL	4112351	Kit de cables 10 kV con pinzas de cocodrilo para Serie 1550	336
TLK-220 EUR	2097022	Kit SureGrip (AC220 + AC285 + TP74 + TL224 + Funda de transporte )	216
TLK-225-1	3971234	Kit SureGrip M.(AC220 + AC280, 283 y 285 + TP220 + TL224 + estuche )	234
TLK281-1	3971241	Kit de cables de prueba para automatización SureGrip	206
TLK282-1	3971252	Kit de cables de prueba Deluxe para automoción SureGrip	264
TLK287	3045631	Juego de cables de prueba Master para aplicaciones electrónicas	247
TLK289 EUR	3092521	Juego de cables de prueba Master para aplicaciones industriales	247
TLK290	2435092	Kit de puntas de prueba (Fluke 9040/9062)	92
TLK291	2435108	Puntas de prueba de seguridad (Fluke 9040/9062)	92
TP1-1	3971265	Juego de puntas planas para TL21A/TL22/TL24	26
TP175	3521983	Puntas de prueba TwistGuard de 2mm	29
TP175E	3565568	Puntas de prueba TwistGuard de 2mm con adaptadores	34
TP2-1	3971283	Juego de puntas de 2 mm para TL21A/TL22/TL24	29
TP220-1	3971276	Conjunto de puntas industriales SureGrip	29
TP38	1541636	Juego de puntas de prueba extrafinas para TL21A/TL22/TL24	26
TP38-2001-OSP	2438858	TP38-2001-OSP,1276841,SONDA, ROJO, TP38	20
TP74	1541649	Juego de puntas de prueba tipo barril de 4mm.	29
TP80	873455	Juego de puntas de prueba para aplicaciones electrónicas	58
TP912	1616644	Puntas de prueba de repuesto para TL910	55
TP920	1616659	Conjunto de accesorios para puntas de prueba electrónicas (para TL71 y TL75)	78
<b>Pinzas amperimétricas</b>			
80I-110S	114519	Sonda de corriente 100 A ca/cc para osciloscopios	1059
I100S	1568487	Sonda de corriente 1000 A ac para osciloscopio	916

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
I1010	617735	Sonda de corriente 600 A ac /1000 A dc para multímetros	657
I1010-KIT	2096998	Sonda de corriente i1010 (1000 A AC/DC) con funda de transporte	671
I200	664755	Sonda de corriente 200 A ac para multímetro	230
I2000 FLEX	2584912	Sonda de corriente flexible 20-200-2000 A AC; 10 Hz-20 kHz; para cables de hasta 170 mm	456
I200S	664760	Sonda de corriente 200 A ac para multímetros y osciloscopios	381
I30	2584920	Sonda de corriente 30A DC/20 A AC; 20KHz; medida cables hasta 19mm Ø; para multímetros	608
I3000 FLEX-4PK	2696367	Kit de 4 sondas flexibles de corriente 30-300-3000 A AC; 10 Hz-50 kHz	1833
I3000S	657202	Sonda de corriente 3000 A ac para multímetros y osciloscopios	1100
I3000S FLEX-24	2584888	Sonda de corriente flexible 30-300-3000 A AC; 10 Hz-50 kHz; para cables de hasta 170 mm	701
I3000S FLEX-36	2584901	Sonda de corriente flexible 30-300-3000 A AC; 10 Hz-50 kHz; para cables de hasta 275 mm	839
I30S	2584935	Sonda de corriente 30A DC/20 A AC; 100KHz; medida cables hasta 19mm Ø; para osciloscop.	839
I310S	2840309	Sonda de corriente CA/CC para multímetros, osciloscopios y analizadores de calidad eléctrica	505
I400	2277225	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector de doble banana	230
I400S	2277202	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector BNC y selección 40A/400A	411
I410	617727	Sonda de corriente 400 A ac/dc para multímetros	381
I410-KIT	2097005	Sonda de corriente i410 (400 A AC/DC) con funda de transporte	442
I6000S FLEX-24	2840311	Sonda de corriente 6000 A CA para multímetros, osciloscopios y analizadores de calidad eléctrica	916
I6000S FLEX-36	2840327	Sonda de corriente 6000 A CA para multímetros, osciloscopios y analizadores de calidad eléctrica	1070
I800	2840283	Sonda de corriente de 100 mA hasta 800 A rms CAT III 600 V para multímetro	328
Accesorios para medida de temperatura			
80AK-A	2747812	Adaptador de miniconector de termopar a doble banana para multímetro	51
80BK-A	2747801	Termopar tipo K con conector de doble banana para multi. 185, 187 y 18	56
80CJ-M	833046	Miniconectores macho (para termopar tipo J)	37
80CK-M	779942	Miniconectores macho (para termopar tipo K)	37
80PJ-1	1288191	Cable termopar (tipo J) de uso general	40
80PJ-9	1288218	Sonda de temperatura de propósito general (termopar tipo J)	100
80PJ-EXT	1288234	Juego de cables de extensión de 3 m (para termopar tipo J)	91
80PK-1	750422	Cable termopar (K) de uso general	54
80PK-10	3439199	Sonda de temperatura termopar K tipo pinza para tuberías 32 mm. a 64 mm	307
80PK-11	2724500	Sonda de temperatura flexible con Velcro; termopar tipo K ; rango -30	59
80PK-18	3448859	Kit sondas de temperatura termopar K tipo pinza para tuberías, 0-64 mm	497
80PK-22	2098684	Sonda de temperatura para líquidos y geles (termopar tipo K)	152
80PK-24	2098691	Sonda de temperatura para aire o gases (termopar tipo K)	199
80PK-25	2098706	Sonda de temperatura de penetración (termopar tipo K)	181
80PK-26	2098714	Sonda de temperatura para superficies y aire (termopar tipo K)	199
80PK-27	2098723	Sonda de T° para superficie planas o ligeramente curvas (termopar tipo K)	545
80PK-3A	874610	Sonda de temperatura para superficie (termopar tipo K)	342



Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
8OPK-8	200360	Sonda de temperatura de pinza para tuberías (termopar tipo K)	279
8OPK-9	1288229	Sonda de temperatura de propósito general (termopar tipo K)	100
8OPK-EXT	1288241	Juego de cables de extensión de 3 m (para termopar tipo K)	91
8OPR-60	2148313	Sonda RTD de temperatura para Fluke 66 y 68	110
8OPT-25	2104397	Sonda de temperatura de penetración (termopar tipo T)	156
8OPT-EXT	1288252	Juego de cables de extensión de 3 m (para termopar tipo T)	91
8OT-150UA	3190456	Sonda de temperatura universal (-50 °C a +150 °C) para multímetros	428
8OTK	736736	Módulo conversor de temperatura para multímetros (termopares tipo K)	216
<b>Estuches y fundas</b>			
C101	2437514	Maletín rígido de transporte universal	96
C115	2826063	Estuche flexible para multímetro	92
C116	2826074	Estuche flexible para multímetro	110
C11XT	5308996	Estuche rígido protector Fluke C11XT	39
C125	646858	Estuche de transporte para Serie 180 y ScopeMeter 12X	71
C12A	930529	Estuche de transporte para la Serie 10	49
C150	4111540	Estuche de transporte con cremallera para los comprobadores eléctricos	44
C1600	2091049	Maletín de transporte rígido tipo "caja de herramientas"	58
C1620	4359042	Maletín de transporte para los medidores de tierra 1623-2 y 1625/2	285
C190	677401	Maletín de transporte para ScopeMeter Serie 190	358
C195	677408	Bolsa grande de transporte para Serie 190	330
C23	1663209	Estuche para Serie 32X, multímetros Serie 10 o pequeños accesorios	38
C25	681114	Estuche de transporte para Fluke 27	83
C280	3182785	Estuche flexible para multímetro	96
C33	1664120	Estuche de transporte para Serie 33X o T5	44
C345	3311173	Bolsa de transporte flexible	117
C35	2826056	Estuche flexible para multímetro	66
C37XT	5309001	Estuche rígido protector Fluke C37XT	54
C43	1663230	Bolsa para 1520, sondas de corriente o accesorios de gran tamaño	124
C50	762823	Estuche de transporte para multímetros Fluke Serie 110	58
C520A	1629104	Estuche de transporte de cuero para los comprobadores T3 y T5	89
C550	1547919	Bolsa de herramientas reforzada en acero con 25 departamentos	195
C75	865535	Estuche de transporte con cremallera para accesorios	27
C781	619988	Bolsa con cremallera para Fluke 867B, Fluke 718 y Serie 740	143
C789	946694	Bolsa de transporte para 867B	273
C799	4021731	Maletín flexible para 75X	162
C90	466029	Estuche de transporte para multímetros Fluke Serie 170	56
CAMO-C25	4110632	CAMO-C25,FUNDA DE CAMUFLAJE PARA MULTIMETROS, MULTIMETRO DE PROCESOS,T	56
CXT1000	4628917	Maletín rígido de transporte Pelican con espuma recortable	252
CXT170	3352567	Maletín rígido de transporte Pelican, series 170	252
CXT280	3352571	Maletín rígido de transporte Pelican, series 280	252
CXT80	3352559	Maletín rígido de transporte Pelican, series 80/180	252
FLK-C3003	4582928	FLK-C3003, FUNDA FLEXIBLE 3-COMPARTIMENTOS	58
FLUKEPACK30	4983088	Mochila para instrumentos Fluke Pack30 Professional	213
H15	4111533	Funda para la serie T100	42
H3	1608458	Cartuchera para cinturón para pinzas de la serie 330	61
H5	649365	Cartuchera para cinturón para los comprobadores T3 y T5	50

Modelo	Número de artículo	Descripción	EUR
H80M	2138458	Carcasa antichoque para serie 80, incluye colgador e imán	61
H-T6	4910585	Cartuchera para cinturón para los comprobadores T6	50
TB25	5308970	Bolsa de herramientas Fluke TB25	89
<b>Accesorios para automoción</b>			
BP880	2150594	Adaptador BNC para conectores tipo banana hembras de doble conexión	22
BP881	2151015	Adaptador BNC para conectores tipo banana machos de doble conexión	29
RPM80	880849	Captador inductivo para multímetros de automoción	149
SCC 198	2100208	Kit de accesorios para automoción para la serie 190X	1267
STL90	201233	Juego de cables de prueba apantallados para ScopeMeter	352
TAS90	614187	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120/190)	99
TL28A	1273185	Juego de cables de prueba para automoción	88
TL82	2150636	Punta para automoción y kit adaptador de enchufes	178
TP40	1567573	Puntas de sonda para automoción (cinco) (4mm)	62
TP81	2149098	Pinzas de penetración de aislamientos (4 mm)	87
TP82	2149080	Pinzas de penetración de aislamientos (4 mm)	82
TP88	2149102	Juego de puntas de sonda rígidas	21
<b>Otros accesorios</b>			
80K-40	382846	Sonda de alta tensión (40 KV) para multi. y aplicaciones de baja energ	437
80K-6	532424	Sonda de alta tensión (6 kV) para multi. y aplicaciones de baja energí	244
EBC290	3894906	Cargador externo para baterías de Ión Litio BP290	148
FL-120 EX	4972431	Linterna intrínsecamente segura de 120 lúmenes	96
FL-150 EX	4972446	Linterna intrínsecamente segura de 150 lúmenes	126
FL-45 EX	4972422	Linterna intrínsecamente segura de 45 lúmenes	63
HL-200 EX	4972410	Frontal intrínsecamente seguro de 200 lúmenes	126
L200	2096346	Mini linterna para punta de prueba	37
L205	2098588	Mini linterna para casco de trabajo	50
L206	2098595	Mini linterna para casco de trabajo con sujeción	60
L210	2096379	Mini linterna y extensiones para punta de prueba	59
L215	2096368	Kit SureGrip con minilinterna (L200+TP280+TP220+TL224+estuche)	137
LVD1A	4571403	Mini detector de tensión sin contacto > 40 Vac con linterna de haz blanco	49
LVD2	2740300	Detector de tensión sin contacto > 90 Vac con linterna de haz blanco	56
SV225	3100477	Eliminador de "Tensiones Fantasma" o Parásitas	105
TPAK	1281997	Accesorio para colgar Series 80-IV, 110, 20-III/70-III, 170, 180, 50-I	60
<b>Software</b>			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + cable IR USB (189, 789, 1550B)	226
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cable (8845A/8846A)	428
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	246
FVF-UG	1576741	Actualización a FlukeView Forms - Sin cable	201
SCC190EFG	671826	Software FlukeView + cable de comunicación + maleta para Serie 190	908
SW90W	3894923	Software FlukeView para ScopeMeter	503

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.  
Precios recomendados de venta. IVA no incluido.

**Fluke.** *Keeping your world up and running.*®

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Avda de la Industria, 32  
28108 Alcobendas  
Madrid  
Correo electrónico: cs.es@fluke.com  
Teléfono +34 (0) 91 41 40 100

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.  
03/2023 eses

**Modification of this document is not  
permitted without written permission from  
Fluke Corporation.**