

# Lista de precios de instrumentación de medida Fluke

# FLUKE®

Válida desde: 02-01-2019

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
<b>Fluke Connect - 3000 Series</b>			
<b>Fluke Connect - 3000 Series</b>			
FLK-3000 FC	4401595	Multímetro Digital Wireless FC	307.00
FLK-3000 FC GM	4467750	Kit de Mantenimiento General 3000FC	879.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	Kit de Climatización Wireless FC	637.00
FLK-3000 FC IND	4465599	Kit Industrial Wireless FC	1098.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Kit de multímetro wireless 3000FC con accesorio TPAK para colgar el multímetro	340.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Multímetro electrónico y kit de accesorios Deluxe	395.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Multímetro para Electricistas con detector de tensión y kit de accesorios	438.00
FLK-A3000 FC	4401588	Pinza amperimétrica Wireless 400 A AC	197.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	Kit básico Wireless con multímetro y pinza amperimétrica AC	438.00
FLK-A3001 FC	4459439	Módulo Wireless con sonda amperimétrica iFlex™ 2500 A AC	230.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	Kit básico Wireless con multímetro y sonda iFlex™ 2500 A AC	472.00
FLK-A3002 FC	4459442	Módulo Wireless con entrada para sondas de corriente AC/DC	131.00
FLK-A3003 FC	4629295	Módulo wireless con sonda amperimétrica 2000A DC	548.00
FLK-A3004 FC	4629301	Módulo wireless con sonda amperimétrica 4-20mA DC	658.00
FLK-T3000 FC	4401563	Módulo Wireless para la medida de temperatura	197.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	Kit básico Wireless con multímetro y termómetro	438.00
FLK-V3000 FC	4401556	Voltímetro AC Wireless	208.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	Kit básico Wireless con multímetro y voltímetro AC	438.00
FLK-V3001 FC	4459421	Voltímetro DC Wireless	208.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	Kit básico Wireless con multímetro y voltímetro DC	438.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	Kit básico Wireless con multímetro y voltímetros AC y DC	713.00
<b>Fluke Connect - Accessories</b>			
FLK-FC_SD Card	4463628	Tarjeta SD wireless para Fluke Connect	99.00
FLK-PC3000 FC	4401602	Adaptador a PC wireless	109.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Conector Infrarrojo FC	143.00
<b>Multímetros digitales</b>			
<b>Multímetros de la serie 110</b>			
Fluke 113	3088053	Multímetro de verdadero valor eficaz	135.00
Fluke 114	2583552	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	178.00
Fluke 115	2583583	Multímetro verdadero valor eficaz	206.00
Fluke 116	2583601	Multímetro verdadero valor eficaz	247.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke 117	2583647	Multímetro verdadero valor eficaz	258.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	334.00
C50	762823	Estuche de transporte para multímetros Fluke Serie 110	43.00
<b>Multímetros de la serie 170</b>			
Fluke 175	1645981	Multímetro de verdadero valor eficaz	247.00
Fluke 177	1645970	Multímetro de verdadero valor eficaz	300.00
Fluke 179	1645996	Multímetro de verdadero valor eficaz	354.00
C90	466029	Estuche flexible para multímetro	43.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	420.00
<b>Multímetros de la serie 200</b>			
Fluke 233	3469334	Multímetro con pantalla extraíble	350.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Multímetro Termográfico Inalámbrico TRMS con iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Multímetro térmico TRMS inalámbrico con iFlex y batería extra	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multímetro TRMS 50.000 cuentas, función de registro y display gráfico	637.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Kit combinado de multímetro digital 287 y software de comunicación	747.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multímetro TRMS 50.000 cuentas, función de registro y display gráfico, filtro PWM	692.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Kit combinado de multímetro digital 289 y software de comunicación	802.00
C280	3182785	Estuche flexible para multímetro	71.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	824.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	879.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
<b>Multímetros de la serie 20</b>			
Fluke 27II/EUR	3947770	Multímetro digital de robustez extrema para ambientes industriales IP67	527.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multímetro digital de robustez extrema para ambientes industriales IP67	527.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Multímetro digital de verdadero valor eficaz intrínsecamente seguro	1373.00
C25	681114	Estuche flexible para multímetro	61.00
<b>Multímetros de la serie 70</b>			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multímetro digital; Medidas de Vac/dc, Aac/dc, Ohm, Capacidad, Frecuencia; Reg Min y Max	438.00
C90	466029	Estuche flexible para multímetro	43.00
<b>Multímetros de la serie 80</b>			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multímetro digital; Medidas: Vac/dc, A ac/dc, Ohm, display retroiluminado	493.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Multímetro digital TRMS; Vac/dc, Aac/dc, Ohm, display retroil., T <sup>a</sup> , filtro PWM	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Industrial Electricians Combo Kit	599.00
C25	681114	Estuche flexible para multímetro	61.00
<b>Multímetros de banco</b>			
Fluke 8808A 220V	2802372	Multímetro de 5,5 dígitos	715.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Multímetro de 5,5 dígitos	715.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Multímetro de 5,5 dígitos (software y cable)	915.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Multímetro de 5,5 dígitos (software y cable)	915.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Multímetro de 5,5 dígitos, kit de cables de prueba 2 X4 W	795.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Multímetro de 5,5 dígitos, kit de cables de prueba 2 X4 W	795.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Precisión de 6,5 dígitos	1070.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Precisión de 6,5 dígitos, 35 ppm	1070.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Precisión de 6,5 dígitos (software + cable)	1260.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	6.5 Digit Precision Multimeter (incl. software + cable)	1260.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Precisión de 6,5 dígitos	1405.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Precisión de 6,5 dígitos, 35 ppm	1405.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Precisión de 6,5 dígitos (software + cable)	1600.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	6.5 Digit Precision Multimeter (incl. software + cable)	1600.00
884X-CASE	2675552	Maletín rígido	440.00
884X-RTD	2675468	Sonda de temperatura RTD de 100 ohmios	575.00
884X-SHORT	2653346	SHORT de 4 hilos	31.00
884X-USB	2675479	Adaptador de cable USB a RS232	165.00
884X-1G	2675534	Memoria USB de 1 GB	40.00
8845A-EFPT	2742690	Juego de adaptadores de puntas finas	20.00
8845A-TPIT	2742683	Juego de puntas de prueba para CI	15.00
FVF-UG	1576741	Actualización de FlukeView Forms	142.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cable (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
RS43	946470	Cable RS232 (RS43, 2 m)	89.00
TL2X4W-PTII	2826215	Cables de prueba con puntas de 2 mm para medida de resistencia 2x4	80.00
TL2x4W-TWZ	2723629	cables de prueba de pinzas para medida de resistencia 2X4	100.00
Y8021	708289	Cable IEEE488 (1m) (P/N 658526)	458.00
Y8022	708297	Cable IEEE488 (2m) (P/N 682401)	535.00
Y8846S	2675518	Kit de montaje en bastidor (8845A/8846A)	125.00
Y8846D	2771721	Kit de montaje en bastidor dual (8845A/8846A)	170.00
<b>Automoción</b>			
Fluke 88V/A	2117440	Multímetro deluxe para automoción	713.00
<b>Pinzas amperimétricas</b>			
Fluke 323	4152628	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz	138.00
Fluke 324	4152637	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz	180.00
Fluke 325	4152643	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz	244.00
Fluke 353	2840252	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz CA/CC	652.00
Fluke 355	2840265	Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz CA/CC	815.00
Fluke 365	3790607	Pinza 200A TRMS CA/CC y mordaza extraíble	271.00
Fluke 368 FC	4709907	Pinza inalámbrica de fugas, mordaza de 40mm	724.00
Fluke 369 FC	4709934	Pinza inalámbrica de fugas, mordaza de 61mm	724.00
Fluke 373	3790564	Pinza 600A TRMS CA	271.00
Fluke 374FC	4696001	Pinza amperimétrica Wireless 600A AC/DC TRMS	380.00
Fluke 375FC	4695932	Pinza amperimétrica Wireless 600A AC/DC TRMS	455.00
Fluke 376FC	4695861	Pinza amperimétrica Wireless 1000A AC/DC TRMS con sonda iFlex	517.00
Fluke 381	3610452	Pinza 1000A TRMS Panta. Extraíble, con sonda IFLEX	608.00
Fluke 902 FC	4695814	Pinza amperimétrica wireless TRMS para medidas en HVAC	305.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Pinza Fluke 323 + Termómetro infrarrojos Fluke 62MAX+ + Detector de tensión VoltAlert 1AC	265.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	350.00
Fluke i2500-18	3676405	Sonda IFLEX 2500A 18 pulgadas para Fluke 376/381	141.00
Fluke i2500-10	3676410	Sonda IFLEX 2500A 10 pulgadas para Fluke 376/381	141.00
H3	1608458	Cartuchera para cinturón para pinzas de la serie 330	47.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
<b>Comprobadores eléctricos</b>			
Fluke 1000FLT	4472387	Comprobador de lámparas fluorescentes	250.00
T6-1000/EU	4910257	Comprobador Eléctrico 1000V con tecnología FieldSense™,EU	279.00
T6-600/EU	4910322	Comprobador Eléctrico 600V con tecnología FieldSense™, EU	219.00
H-T6	4910585	Cartuchera para cinturón para los comprobadores T6	36.00
Fluke T5-600	659612	Comprobador eléctrico 600 V;	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
Fluke T5-1000	659570	Comprobador eléctrico 1000 V;	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Kit de accesorios para utilizar con T5	205.00
Fluke T90	4016945	Comprobador eléctrico de tensión/continuidad	61.00
Fluke T110	4016950	Comprobador eléctrico de tensión/continuidad con selección de carga	87.00
Fluke T130	4016961	Comprobador eléctrico de tensión/continuidad con display LCD con selección de carga	128.00
Fluke T150	4016977	Comprobador eléctrico de tensión/continuidad con display LCD con selección de carga y frec.	148.00
Fluke 2042	2435038	Localizador de cables (Incluye transmisor y receptor)	794.00
Fluke 2042T	2435045	Transmisor adicional para localizador de cables	413.00
Fluke 9040EUR	4014969	Comprobador de rotación de fases	212.00
Fluke 9062	2435077	Comprobador de rotación de fases y giro de motor sin contacto	195.00
LVD1	4571403	Detector de tensión	37.00
LVD2	2740300	Detector de tensión	41.00
H5	649365	Funda para comprobador eléctrico (Fluke T5)	36.00
Fluke 1AC II	2432932	ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN	32.00
Fluke 1AC II	2432971	Detector de tensión 200-600 Vac sin contacto	32.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Volt Alert 5-pack	116.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Conjunto de 5 detectores de tensión sin contacto Fluke 1AC	116.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Detector de tensión 200-1000 Vac sin contacto	30.00
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Conjunto de 5 detectores de tensión sin contacto Fluke 2AC/200	106.00
FLK2AC/90-1000V	3807928	Detector de tensión 90-1000 Vac sin contacto	30.00
FLK2AC/90-1000V5PK	3807937	Conjunto de 5 detectores de tensión sin contacto Fluke 2AC/90	106.00
PRV240	4566209	Módulo de prueba V AC/DC	164.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Fluke 117DMM + módulo de prueba V AC/DC	328.00
PRV240FS	4910310	Módulo de prueba para T6	164.00
<b>Laser Levels</b>			
Fluke-3PR	4811457	Nivel láser de 3 puntos, rojo	206.00
Fluke-3PG	4811469	Nivel láser de 3 puntos, verde	227.00
Fluke-18OLR	4811504	Nivel láser en cruz, rojo	259.00
Fluke-18OLG	4811491	Nivel láser en cruz, verde	319.00
Fluke-18OLG System	4811519	Láser línea verde con detector LDG	379.00
Fluke-18OLR System	4811528	Láser línea roja con detector LDR	329.00
Fluke-LDR	4811543	Detector láser de línea roja	92.00
Fluke-LDG	4819919	Detector láser de línea verde	103.00
PLS-20513	4791765	Trípode telescópico 9 FT 6 IN	186.00
PLS-20295	4845009	Soporte de Pared Magnético para PLS 3, 5,180,480	53.00
PLS-20512	4845027	Trípode Estándar, 5/8 X 11	111.00
PLS-21502	4919812	Extensor para trípode PLS3/180	10.00
<b>Medidores láser de distancia</b>			
Fluke 414D	4106830	Medidor láser de distancia	140.00
Fluke 419D	4106853	Medidor láser de distancia	269.00
Fluke 424D	4106866	Medidor láser de distancia	389.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Medidores láser de distancia y IR Thermometer kit	237.00
<b>Battery Analyzers</b>			
Fluke BT510	4489970	Analizador de baterías	2809.00
Fluke BT520	4489981	Analizador de baterías	3492.00
Fluke BT521	4489996	Analizador de baterías avanzado	3914.00
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BTL10	4542264	Sondas estándar para el analizador de baterías	341.00
BTL20	4542273	Juego de sondas de prueba inteligentes, con prolongadores (No incluye sensor de temperatura)	526.00
BTL21	4542286	Juego de sondas de prueba inteligentes, con prolongadores y sensor de temperatura	654.00
BTL-A	4542258	Adaptador de sonda tensión / corriente	42.00
BC500	4542299	Cargador de batería	127.00
BP500	4542300	Batería de ion-litio de 7,4V 3000mAh	106.00
BT500	4561297	10 puntas de prueba de repuesto para BT500, 2 capuchones largos para puntas de prueba, repuesto, 2 capuchones cortos para puntas de prueba	127.00
i410	617727	Sonda de corriente 400 A ac/dc para multímetros	275.00
<b>Medidores de aislamiento</b>			
Fluke 1503	2427883	Medidor de aislamiento 1000 V	415.00
Fluke 1507	2427890	Medidor de aislamiento 1000 V	515.00
Fluke 1550C	3665021	Kit medidor de aislamiento de 5kV	4119.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Insulation Resistance Tester Kit (5kV)	4540.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Comprobador de aislamiento (5kV) con IR3000FC	4119.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Kit Comprobador de aislamiento (5kV) con IR3000FC	4540.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke 1555	3665056	Medidor de aislamiento de 10kV	4540.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Kit medidor de aislamiento de 10kV	4959.00
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Comprobador de aislamiento (10kV) con IR3000FC	4540.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Kit Comprobador de aislamiento (10kV) con IR3000FC	4959.00
Fluke 1577	2157280	Multímetro de aislamiento	652.00
Fluke 1587T	2517605	Multímetro de aislamiento (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	Multímetro de aislamiento Wireless 2 en1	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Kit de solución de problemas avanzado 2 en 1 con Fluke 1587+ 9040+ I400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit eléctrico de solución de problemas avanzado 2 en 1 con Fluke 1587+62MAX+ I400	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Multímetro de aislamiento Wireless 2 en1 con sonda i400	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cable IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	264.00
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	51.00

### Comprobadores de instalaciones

Fluke 1662 SCH	4546944	Comprobador de instalaciones w/mem Schuko	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Comprobador de instalaciones w/RCD type B Schuko	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Comprobador de instalaciones Fluke Connect w/Insulation pre-test Schuko	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Cable de prueba Red FLK-166X-, Schuko (EU)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complete, Installation, PAT Software	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complete/Professional, Installation, PAT Software	778.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	264.00
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	51.00
ES165X	2104706	Kit de picas y accesorios para la medida de la resistencia de tierra	163.00
TP165X	2107742	Sonda y cable para control remoto (serie 1650)	87.00
TL165X	2107756	Kit estándar de cables de prueba (serie 1650)	120.00
ZERO ADAPTER	3261925	Adaptador ZERO para 165X	42.00

### Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	DMS Complete, Installation, PAT Software	585.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complete/Professional, Installation, PAT Software	778.00

### Comprobadores de tierra

Fluke 1630-2 FC	4829532	Pinza para medida resist. bucle tierra y corriente fugas (Fluke connect)	1493.00
Fluke 1630-2	4829515	Pinza para medida resist. bucle tierra y corriente fugas (No Fluke connect)	1493.00
Fluke 1623-2	4325155	Medidor GEO básico de resistencia de tierra	1468.00
Fluke 1625-2	4325162	Medidor GEO avanzado de resistencia de tierra	2448.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Kit del medidor GEO básico de resistencia de tierra	2502.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Kit del medidor GEO avanzado de resistencia de tierra	3591.00
Earth Stake	4325492	Pica de tierra	67.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Carrete de 25 m para el medidor de tierras, Blue	67.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Carrete de 25 m para el medidor de tierras, Green	67.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Carrete de 50 m para el medidor de tierras, Red	75.00
C1620	4359042	Maletín de transporte	210.00
ES-162P3-2	4359377	Conjunto picas para medidas de 3 hilos	260.00
ES-162P4-2	4359389	Conjunto pica para medidas de 4 hilos	380.00

### Herramientas para la comprobación de la calidad del aire

Fluke 922	2679822	Medidor de aire	652.00
Fluke 922/Kit	2679831	Medidor de aire kit	760.00
Fluke 971	2418208	Medidor de temperatura y humedad relativa	260.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter con función de medida de velocidad	2345.00
Fluke CO-220	664711	Medidor de monóxido de carbono	543.00
Fluke RLD2	3387163	Detector de fugas linterna	54.00
CO-205	664714	Accesorio para toma de muestras	183.00
975VP	2631538	Sonda para detección de velocidad del aire	458.00
PT12	2740212	Tubo de Pitot de 12 pulgadas	119.00
Fluke 985	4131397	Contador de partículas	4283.00

### Termómetros digitales

Fluke 51 II	1281142	Termómetro	337.00
Fluke 52 II	1281139	Termómetro	429.00
Fluke 53 II B	3821062	Single Input Thermometer, 60Hz	481.00
Fluke 53 II B	3821096	Termómetro digital un canal con termopar. Memoria y Conexión a PC	491.00
Fluke 54 II B	3821070	Dual Input Thermometer, 60Hz	583.00
Fluke 54 II B	3821081	Termómetro digital dos canales con termopar. Memoria y Conexión a PC	583.00
Fluke 61	1643896	Termómetro por infrarrojos	200.00
Fluke 62 MAX	4130474	Termómetro por infrarrojos	97.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Termómetro por infrarrojos	108.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Medidores láser de distancia y IR Thermometer kit	237.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Pinza Fluke 323 + Termómetro infrarrojos Fluke 62MAX+ + Detector de tensión VoltAlert 1AC	265.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	448.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke 63	2148281	Termómetro por infrarrojos	276.00
Fluke 64 MAX	4856105	Termómetro IR multifunción con D:S 20:1 y 30 horas de batería	132.00
Fluke 561	2558118	Termómetro digital para aplicaciones HVAC	200.00
Fluke 566	2837799	Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto	425.00
Fluke 568	2837806	Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto	532.00
Fluke 568Ex	4321662	Intrinsically safe Infrared Thermometer	1331.00
Fluke 572-2	4328074	Termómetro por infrarrojos	634.00
Fluke FP	2644169	Termómetro de infrarrojos para aplicaciones alimentarias	128.00
Fluke FP Plus	2477950	Termómetro de infrarrojos para aplicaciones alimentarias, añade medida por contacto	214.00
C50	762823	Estuche de transporte para multimetros Fluke Serie 110	43.00
H6	2152040	Funda de nilón (Fluke 63, 66, 68 y 561)	34.00
8OPR-60	2148313	Sonda de temperatura RTD (Fluke 66 y 68)	78.00

### Visual Thermometers

Fluke VTO4	4366444	Primer termómetro visual de infrarrojos	569.00
Fluke VTO4A	4485211	Primer termómetro visual de infrarrojos	515.00
Fluke charger VTO4	4375752	Charger & adapter set VTO4	45.00
Fluke Battery, VTO4	4375741	Li-ion battery VTO4	45.00

### Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Videoscopio de inspección	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Videoscopio de inspección de alta resolución	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	Objetivo 3.8 mm, sonda de 1 m, videoscopio con pantalla frontal	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	Objetivo 8.5 mm, sonda de 3 m, videoscopio de doble pantalla	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	Objetivo 5.5 mm, sonda de 1 m, videoscopio de doble pantalla	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	Objetivo 8.5 mm, sonda de 1.2 m, videoscopio de doble pantalla	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	Objetivo 8.5 mm UV, sonda de 1 m, videoscopio de doble pantalla	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	Objetivo 9 mm, pantalla frontal, bobina para sonda de 20 m	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	Correa DS 7XX	49.00

### Cámaras Termográficas

#### Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Camara termográfica, con foco fijo	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Camara termográfica, con foco fijo	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Camara termográfica, con foco fijo	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Camara termográfica, con foco manual	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Camara termográfica, con foco manual	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Camara termográfica, con foco fijo	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Camara termográfica, con foco manual	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Camara termográfica, con foco manual	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Camara termográfica, con foco fijo	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Camara termográfica, con foco manual	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Camara termográfica, con foco manual	3699.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Camara termográfica, con foco manual	3999.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Camara termográfica, con foco manual	3999.00

#### Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Cámara termográfica de 9 Hz	5299.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Cámara termográfica de 60Hz	5299.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Cámara termográfica de 9 Hz	5699.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Cámara termográfica de 60Hz	5699.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Cámara termográfica; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Cámara termográfica; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Cámara termográfica de 9 Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Cámara termográfica de 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Cámara termográfica; 320x240; 9 Hz	7099.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Cámara termográfica; 320x240; 60 Hz	7099.00
Fluke TI450 9HZ	4764729	Camara termográfica, con foco manual	8199.00
Fluke TI450 60Hz	4764707	Camara termográfica, con foco manual	8199.00
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	Cámara termográfica de 9Hz	8299.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	Cámara termográfica de 60Hz	8299.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Cámara termográfica con función detección de fugas de gas	16999.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Cámara termográfica; 640x480; 9 Hz, SR	13199.00
Fluke TI480 60Hz	4842086	Cámara termográfica; 640x480; 60 Hz, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9HZ	4947332	Cámara termográfica de 9Hz	13799.00
Fluke Ti480 PRO 60Hz	4947326	Cámara termográfica de 60Hz	13799.00

#### Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9HZ	4736664	Cámara Termográfica; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Cámara Termográfica; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Cámara Termográfica; 320 x 240; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Cámara Termográfica; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Cámara Termográfica; 320 x 240; 60 Hz	11199.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke TIX560 9Hz	4597094	Cámara Termográfica; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX560 9Hz/NFC	4597100	Cámara Termográfica; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00
Fluke TIX560 60 Hz	4597066	Cámara Termográfica; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX580 60Hz	4842073	Cámara termográfica; 640x480; 60 Hz, SR	16299.00
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Cámara termográfica; 640x480; 9 Hz, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Cámara termográfica; 320x240; 9 Hz	10999.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Cámara termográfica; 320x240; 60 Hz	10999.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Cámara termográfica; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Cámara termográfica; 640x480; 60 Hz	15849.00
Fluke 2x lens	4961163	Lente teleobjetivo x2 para infrarrojos	2049.00
Fluke 4x lens	4961188	Lente teleobjetivo x4 para infrarrojos	4579.00
Fluke RSE-MB	4961344	SopORTE de montaje	129.00
Fluke RSE-Stand	4973844	RSE Stand	139.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	Lente gran angular para infrarrojos	1029.00

#### Accesorios para Cámaras Termográficas

Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	79.00
Ti-Visor3	4335377	Visor de cámara Termográfica	79.00
Ti-Tripod	3511872	Accesorio para sujetar la cámara Fluke Ti a un trípode	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Base para montaje en Trípode	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Lente teleobjetivo para infrarrojos (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Lente gran angular para infrarrojos (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Lente teleobjetivo para infrarrojos (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Lente gran angular para infrarrojos (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Lente infrarroja tipo teleobjetivo 4x para TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Lente infrarroja tipo macro 25 micron para TiX560-TiX520	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Cargador e batería con adaptador para automóvil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Batería recargable para cámaras termográficas (excepto Flexcam y serie P3)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Batería recargable inteligente para las cámaras de la Serie P3 y Ti1XX	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base cargador / Fuente de alimentación con accesorios para las cámaras (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Correa ajustable para el cuello	30.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Batería recargable inteligente para las cámaras de la Serie TIX5xx	129.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Correa de mano ajustable	15.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	Cable video HDMI	20.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Tapa de la lente	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Auriculares Bluetooth	79.00

#### Thermal Imagers IR-Windows

FLK-050-CLKT	3460346	Ventana de IR C-Range, 50mm, Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	Ventana de IR C-Range, 75mm, Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	Ventana de IR C-Range, 100 mm, Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	50 mm (2 pulg.), Cierre manual	219.00
Fluke CV300	4326962	75 mm (3 pulg.), Cierre manual	295.00
Fluke CV301	4338164	75 mm (3 pulg.), Cierre con llave de seguridad	309.00
Fluke CV400	4326996	100 mm (4 pulg.), Cierre manual	409.00
Fluke CV401	4338173	100 mm (4 pulg.), Cierre con llave de seguridad	409.00

#### ScopeMeters

##### ScopeMeter Industrial

Fluke 123B/EU	4755659	Industrial ScopeMeter 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	Industrial ScopeMeter 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	Industrial ScopeMeter 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	Industrial ScopeMeter 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	Industrial ScopeMeter 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	Industrial ScopeMeter 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Industrial ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Industrial ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Industrial ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2288.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Industrial ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Industrial ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Industrial ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	2652.00

##### ScopeMeters de la serie 190

Fluke 190-204/EU	3894409	ScopeMeter 4 canales 200 MHz EU	4581.00
Fluke 190-204/UN	3894411	ScopeMeter 4 Channel 200 MHz Color	4990.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	ScopeMeter 4 Channel 200 MHz Color SCC	4990.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	ScopeMeter 4 Channel 200 MHz Color UNI SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	ScopeMeter 4 canales 100 MHz EU	4005.00
Fluke 190-104/UN	3894557	ScopeMeter 4 Channel 100 MHz Color UNI	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	ScopeMeter 4 canales 100 MHz SCC EU	4414.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	ScopeMeter 4 Channel 100 MHz Color UNI SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	ScopeMeter 2 Channel 60 MHz Color	2892.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke 190-062/UN	4025171	ScopeMeter 2 Channel 60MHZ Color	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	ScopeMeter 2 Channel Color SCC	3300.00
Fluke 190-062/UN/S	4025248	ScopeMeter 2 Channel 60MHZ Color SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color	3557.00
Fluke 190-102/UN	4025329	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color SCC	3557.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color SCC	3966.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	ScopeMeter 2 Channel 100MHZ Color SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/UN	4025472	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color SCC	4424.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	ScopeMeter 2 Channel 200MHZ Color SCC	4424.00
Fluke 190-502/EU	4025623	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ Color	4946.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZColor UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ Color Europe SCC	5355.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ Color UNI SCC	5355.00
Fluke 190-504/EU	4419875	ScopeMeter 4 canales 500 MHz EU	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	ScopeMeter 4 canales 500 MHz UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	ScopeMeter 4 Channel 500 MHz Color SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	ScopeMeter 4 Channel 500 MHz Color SCC UNI	5535.00
<b>Motor Drive Analyzers</b>			
Fluke MDA-510	4984691	Analizador de variadores de velocidad 510, 4-canales color	5675.00
Fluke MDA-550	4984706	Analizador de variadores de velocidad 550, 4-canales color PRO	6550.00
SVS-500	5011031	Kit de tensión para el eje y base magnética	349.00
SB-500	5011046	Kit de pinceles para el eje, pinceles de repuesto para SVS-500 y MDA-500	261.00
<b>Accesorios para ScopeMeters</b>			
AC120	646163	Pinzas de cocodrilo robustas	47.00
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	113.00
BB120	646171	Adaptador tipo banana a BNC	52.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	47.00
BHT190	3379374	Juego de adaptadores separados	368.00
BP120MH	2544081	Juego de baterías NiMH (120 Series/43B)	103.00
BP190	677390	Juego de baterías de NiMH (serie 190)	207.00
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	245.00
BP291	3894688	Batería de Ion Litio doble capacidad para ScopeMeter Serie 190-II	343.00
C120	646189	Estuche rígido (43B/Serie 120)	112.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	141.00
C125	646858	Estuche flexible	52.00
C190	677401	Estuche rígido (serie 190)	263.00
C195	677408	Estuche flexible	244.00
C290	3894803	Maletín rígido de transporte para ScopeMeter Serie 190	219.00
CS20MA	677393	Shunt de corriente 4-20 mA	101.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	108.00
HC120	646668	Pinzas tipo gancho	59.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	52.00
HC200	2086410	Pinzas tipo gancho	42.00
HH290	3894844	Gancho para colgar ScopeMeter 190-II	77.00
MA190	1567481	Juego de accesorios para aplicaciones médicas (serie 190)	464.00
OC4USB	2166266	Cable de comunicación (USB)	167.00
PM8907/807	624764	Cargador de batería/adaptador de tensión de línea	125.00
PM8907/808	614039	Cargador de batería/adaptador de tensión de línea UNIVERSAL (serie 120)	149.00
PM9080	1641983	Cable de comunicación (RS232)	277.00
PM9081	916093	Adaptador doble de clavija tipo banana a BNC hembra	53.00
PM9082	916163	Adaptador doble de clavija tipo banana a BNC macho	53.00
PM9091	935598	Cables coaxiales BNC (1,5 m)	125.00
PM9092	935601	Cables coaxiales BNC (0,5 m)	108.00
PM9093	935593	Adaptador BNC macho a BNC hembra	72.00
PM9096/201	651742	Captador secundario	346.00
RS120-III	4023947	Accesorios de recambio para las sondas STL120 (Serie 120)	113.00
RS400	3894867	Set de accesorios de reemplazo para VPS400	90.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + cable USB + maletín de transporte (serie 120)	477.00
SCC128	2100199	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120)	933.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cable USB + maletín de transporte (Serie 190)	668.00
SCC290	3894826	Software FlukeView + maleta rígida para Serie 190-II	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Juego de cables de prueba apantallados (serie 120/190)	258.00
STL120-III	4023901	Juego de cables de prueba apantallados para ScopeMeter Serie 120	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00
TAS90	614187	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120/190)	72.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	194.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	Juego de sondas de tensión 1:1, negro, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	Juego de sondas de tensión 10:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	Juego de sondas de tensión 10:1, 1 roja, 200 MHz, 1, 2 m	225.00
VPS212-G	3086286	Juego de sondas de tensión 10:1, gris, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	Juego de sondas de tensión 10:1, rojo 200, MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	Juego de sondas de tensión 100:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS220-R	3086299	Juego de sondas de tensión 100:1, rojo, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Sondas de Osciloscopio 10:1 de 40 MHz para ScopeMeter 12X y 43B	131.00
VPS410-II-B	4276937	Sonda de tensión 10:1 azul y accesorios	215.00
VPS410-II-G	4276943	Sonda de tensión 10:1 gris y accesorios	215.00
VPS410-II-R	4276928	Sonda de tensión 10:1 roja y accesorios	215.00
VPS410-II-V	4276955	Sonda de tensión 10:1 verde y accesorios	215.00
VPS420-R	3894783	Sonda de alta tension azul de 150 MHz 100:1, 2000V (1000V CAT III )	250.00
VPS420-B	4411541	Sonda de alta tension gris de 150 MHz 100:1, 2000V (1000V CAT III )	250.00
VPS420-G	4411565	Sonda de alta tension verde de 150 MHz 100:1, 2000V (1000V CAT III )	250.00
VPS420-V	4411583	Sonda de alta tension roja de 150 MHz 100:1, 2000V (1000V CAT III )	250.00
VPS510-R	4025781	Sonda de tensión 500 MHz, 10:1 roja y accesorios	215.00
VPS510-B	4025796	Sonda de tensión 500 MHz, 10:1 azul	215.00
VPS510-G	4025801	Sonda de tensión 500 MHz, 10:1 gris	215.00
VPS510-V	4025812	Sonda de tensión 500 MHz, 10:1 verde	215.00

### Medidores de calidad de la red eléctrica

Fluke 345	2584181	Pinza amperimétrica para medida de Calidad Eléctrica	1636.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit de actualización de la función de análisis de motores para la Serie 430-II	2066.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Analizador trifásico de calidad eléctrica (sin sondas)	4131.00
Fluke 434-II	4116638	Analizador trifásico de calidad eléctrica	4773.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Analizador trifásico de calidad eléctrica/International	4773.00
Fluke 435-II	4116661	Analizador trifásico de calidad eléctrica Clase A	6128.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Analizador trifásico de calidad eléctrica Clase A (sin sondas)	5520.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Analizador trifásico de calidad eléctrica/International	6129.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8478.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7823.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Analizador trifásico de calidad eléctrica/International	8478.00
Fluke 438-II	4778976	Analizador de calidad eléctrica y eficiencia de motores	7547.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Analizador de calidad eléctrica y eficiencia de motores , sin pinzas y FC WiFi SD Card	6905.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Analizador de calidad eléctrica y eficiencia de motores, sin FC WiFi SD Card	7547.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Registrador de energía, versión EU/US	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Registrador de energía, versión internacional	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Registrador de energía, versión básica	2277.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Registrador de energía, versión EU/US avanzada	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Registrador de energía, versión internacional avanzada	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Registrador de energía, versión avanzada sin sondas	2587.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Registrador de potencia portátil, versión para UE/EE. UU.	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	Registrador de potencia portátil (excluye las sondas de corriente)	3933.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Registrador de potencia portátil, versión internacional	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Registrador de potencia portátil avanzado, versión para UE/EE. UU.	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	Registrador de potencia portátil avanzado (excluye las sondas de corriente)	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Registrador de potencia portátil avanzado, versión internacional	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	3618.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	3618.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version EUS	3308.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	3618.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	3618.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version INTL	3308.00
1742-6/Upgrade	4920964	Kit de actualización del 1742 a 1746	1770.00
1742-8/Upgrade	4920973	Kit de actualización del 1742 a 1748	3273.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	4964.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	4964.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version EUS	4653.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	4964.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	4964.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version INTL	4653.00
1746-8/Upgrade	4920986	Kit de actualización del 1746 a 1748	1770.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	6207.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	6207.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version EUS	5896.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 1,500A iFlex, version INTL	6207.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Registrador de calidad eléctrica con 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	6207.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Registrador de calidad eléctrica sin iFlex, version INTL	5896.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	12027.00
Fluke 1760	2630744	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	13935.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	16481.00



Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke 1760TR	2637634	Analizador de calidad eléctrica (trifásico), Topas	18387.00
Fluke VR1710	3030923	Registrador de calidad de la tensión monofásica	887.00
C1740	4116762	Maleta de transporte flexible para serie 430-II y 174X	209.00
C437-II	4116743	Maleta de transporte rígida con ruedas para serie 430-II	505.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	199.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	6020.00

<b>Accesorios para los medidores de calidad de la red eléctrica</b>			
1743/1744 Poleset	3024485	Kit de montaje (Fluke 1743/1744)	42.00
3140R	2650136	Transformador de corriente tipo pinza, 400 A	407.00
3210-PR-TF-II	4531769	Transformador de corriente ThinFlex, 1000 A, 61 cm	632.00
3310-PR-TF-II	4531778	Transformador de corriente ThinFlex, 5000 A, 61 cm	844.00
3312-PR-TF-II	4531784	Transformador de corriente ThinFlex, 5000 A, 122 cm	1039.00
BP120MH	2544081	Juego de baterías NiMH (120 Series/43B)	103.00
BE345	2839604	Eliminador de baterías (Fluke 345)	156.00
BP1730	4389436	Batería para el Fluke 1730	41.00
C120	646189	Estuche rígido (43B/Serie 120)	112.00
C17xx	4637381	Estuche blando	118.00
CS1750	2673962	Maletín rígido (Fluke 1750)	259.00
1730 Hanger	4358028	Kit de accesorios para colgar el Fluke 1730	57.00
1730 Cable	4395217	Cable para la entrada AUX del Fluke 1730	30.00
1750/Case	2650124	Maletín rígido (Fluke 1750)	558.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	1105.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	5526.00
FS17X5-TF-II	4531791	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A para Fluke 1735 y Serie 1740	1627.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A IP65 para Fluke 1735 y Serie 1740	1806.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sonda ThinFlex de corriente 3000A para Fluke 1735 y Serie 1740	407.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Cable para entradas auxiliares	136.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Cable de prueba para Fluke 173x; 0.1m	41.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A/6000A para Fluke 1735 y Serie 1740	1623.00
GPS430-II	4693803	Módulo de sincronización GPS (serie 430-II)	1560.00
GPS-Time Sync	2539223	Módulo de sincronización GPS (Fluke 1760)	434.00
i17XX-flex1500	4637328	Sonda flexible 1500A 12 IN	167.00
i17XX-flex3000	4637343	Sonda flexible 3000A 24 IN	179.00
i17XX-flex6000	4637362	Sonda flexible 6000A 36 IN	190.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	Sonda flexible 1500A 12 IN, pack de 3	485.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	Sonda flexible 3000A 24 IN, pack de 3	516.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	Sonda flexible 6000A 36 IN, pack de 3	548.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	Sondas flexibles 1500A 12 IN, pack de 4	632.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	Sondas flexibles 3000A 24 IN, pack de 4	675.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	Sondas flexibles 6000A 36 IN, pack de 4	717.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	1-phase Mini Current Clamp Set	475.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Juego de 3 sondas de corriente, tipo pinza rígida	546.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Juego de 4 mini-sondas de corriente, tipo pinza rígida	734.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	475.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Juego de 3 sondas de corriente, tipo pinza rígida	546.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Juego de 4 mini-sondas de corriente, tipo pinza rígida	734.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Juego de 3 sondas de corriente, tipo pinza rígida	546.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Juego de 4 mini-sondas de corriente, tipo pinza rígida	734.00
i40S-EL	4637396	Sonda de corriente 17xx i40s-EL Clamp-on	215.00
i40S-EL/3pk	4637409	Sonda de corriente 17xx i40s-EL Clamp-on, pack de 3	601.00
i400	2277225	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector de doble banana	165.00
i400s	2277202	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector BNC y selección 40A/400A	296.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Sonda ThinFlex de corriente 6000A para Fluke 430	410.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente flexibles 6000A para Fluke 430	1248.00
i5s	2508467	Pinza amperimétrica de CA (5 A)	550.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	326.00
i5sPQ3	2457508	Pinza amperimétrica AC (5 A), juego de 3 unidades	1323.00
IEEE519/REPORT	4589748	Licencia de software para informes IEEE519	527.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Adaptadores magnéticos para cables de tensión 4MM BANANA, set de 4	94.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB to Serial RS232 Adapter	47.00
OC4USB	2166266	Cable de comunicación (USB)	167.00
PM9080	1641983	Cable de comunicación (RS232)	277.00
TLS430	2157713	Cables de prueba y pinzas de cocodrilo (4 negras, 1 verde) - serie 430	132.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Transformador de corriente tipo pinza 50A/5A (Fluke 1760)	395.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Transformador de corriente tipo pinza 200A/20A (Fluke 1760)	395.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Thin Flexi 45cm (18in)	463.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Thin Flexi 61cm (24in)	463.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Thin Flexi 91cm (36in)	909.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, Dolphin Clip, Red	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3M	40.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	321.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Derivador de ca/cc 20mA (Fluke 1760)	332.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Sonda de tensión 10V (Fluke 1760)	311.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
TPS Voltprobe 100V	2540624	Sonda de tensión 100V (Fluke 1760)	311.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Sonda de tensión 400V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Sonda de tensión 600V (Fluke 1760)	315.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Sonda de tensión 1000V (Fluke 1760)	500.00
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	248.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	Conector con protección IP65 para entrada de tensión	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	218.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Pack de 3 iFlexi 1.5KA 60 cm, con protección IP65	523.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Pack de 4 iFlexi 1.5KA 60 cm, con protección IP65	698.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	Sonda iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65	218.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Pack de 3 iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65	523.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Pack de 4 iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65	698.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	Sonda iFlexi 6KA 90 cm, con protección IP65	261.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Pack de 3 iFlexi 6KA 90 cm	610.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Pack de 4 iFlexi 6KA 90 cm	784.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Cable de extensión iFlexi, 5m	131.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Kit de cables de prueba; 1000V CAT III, Non-stack conn; 0.18 m; rojo/negro	35.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Kit para colgar	62.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	Antena GPS	336.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kit de marcadores de cable, 05MM	52.00
MP1-3R/1B	4944790	Sonda magnética 3 rojas/1 negra para banana de 4 mm	87.00

### Analizadores de vibraciones

Fluke 805	4094385	Medidor de vibraciones	1784.00
Fluke 805 FC	4489229	Medidor de vibraciones con Fluke Connect	1784.00
Fluke 805/ES	4636786		1060.00
Fluke 810	3542635	Analizador de vibraciones	9571.00
Fluke 820-2	4550041	Estroboscopio LED	907.00
Fluke 830	4454396	Alineador láser de ejes	7241.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Abrazadera magnética	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Alineador láser de ejes, calzas	835.00
810S	3530828	Sensor	1445.00
810QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	151.00
810SMM	3530862	Sensor Magnet Mount	212.00
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	29.00
SBP-810	3530843	Smart Battery Pack	269.00
Fluke-810PA	3986002	AC Power Adapter with International Plug Set	85.00

### Calibradores de proceso

#### Calibradores de proceso de la serie 700

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3875.00
Fluke 705	665091	Calibrador de lazo	780.00
Fluke 707	1617262	Calibrador de lazo	897.00
Fluke 707Ex	2032187	Calibrador de lazo intrínsecamente Seguro	1261.00
Fluke 709	4234350	Calibrador de lazo	890.00
Fluke 709H	4234361	Calibrador de lazo con comunicación HART	1432.00
Fluke 710	4991049	Calibrador de lazo para comprobación de válvulas con HART	2159.00
Fluke 712B	4387857	Calibrador de temperatura para RTDs	1105.00
Fluke 714B	4387869	Calibrador de temperatura para TP	1131.00
Fluke 715	620101	Calibrador V/mA	1272.00
Fluke 717 1G	2547166	Calibrador de presión (68.9 mbar)	1444.00
Fluke 717-15G	4058808	Calibrador de presión 1 bar con interface para 700PXX	1444.00
Fluke 717 100G	1630430	Calibrador de presión (7 bar)	1444.00
Fluke 717 30G	662897	Calibrador de presión (2 bar)	1498.00
Fluke 717 300G	2547175	Calibrador de presión (20 bar)	1444.00
Fluke 717 500G	2547182	Calibrador de presión (34.7 bar)	1444.00
Fluke 717 1000G	2547194	Calibrador de presión (69 bar)	1444.00
Fluke 717 1500G	2547203	Calibrador de presión (103.4 bar)	1600.00
Fluke 717 3000G	2547215	Calibrador de presión (207 bar)	1600.00
Fluke 717 5000G	2547232	Calibrador de presión (345 bar)	1600.00
Fluke 717-10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	1600.00
Fluke 718 30G	665075	Calibrador de presión (2 bar)	2718.00
Fluke 718 1G	2547148	Calibrador de presión (68.9 mbar)	2831.00
Fluke 718 100G	665080	Calibrador de presión (7 bar)	2718.00
Fluke 718 300G	2547153	Calibrador de presión (20 bar)	2823.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Calibrador de presión con Seguridad intrínseca (2 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Calibrador de presión Seguridad intrínseca (7 bar)	3496.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Calibrador de presión Seguridad intrínseca (20 bar)	3496.00
Fluke 719 30G	3315332	Calibrador de presión eléctrico (2 bares)	3604.00
Fluke 719 100G	3315344	Calibrador de presión eléctrico (7 bares)	3604.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Calibrador de Presión Eléctrico, 2 bar	3200.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Calibrador de Presión Eléctrico, 10 bar	3200.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke-719PRO 300G	4353234	Calibrador de Presión Eléctrico, 20 bar	3200.00
Fluke 720URTD	4382695	Adaptador RTD universal para 721, 721Ex y 719PRO	167.00
Fluke-721-1601	4353241	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 6.9 bar	2029.00
Fluke-721-1603	4353283	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 20 bar	2029.00
Fluke-721-1605	4353327	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 34 bar	2029.00
Fluke-721-1610	4353366	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 69 bar	2029.00
Fluke-721-1615	4353401	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 103 bar	2029.00
Fluke-721-1630	4353447	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 200 bar	2029.00
Fluke-721-1650	4353486	Calibrador de presión con sensor dual, 1.1 bar, 345 bar	2029.00
Fluke-721-3601	4353252	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 6.9 bar	2029.00
Fluke-721-3603	4353290	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 20 bar	2029.00
Fluke-721-3605	4353330	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 34 bar	2029.00
Fluke-721-3610	4353375	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 69 bar	2029.00
Fluke-721-3615	4353412	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 103 bar	2029.00
Fluke-721-3630	4353458	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 200 bar	2029.00
Fluke-721-3650	4353499	Calibrador de presión con sensor dual, 2.48 bar, 345 bar	2029.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 6,7 bar	2652.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 20 bar	2652.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 33,3 bar	2652.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 66,7 bar	2652.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Calibrador de presión con sensor dual 1,07 bar y 100 bar	2652.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Calibrador EX de presión con sensor dual 1,07 bar y 200 bar	2652.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Calibrador EX de presión con sensor dual 1,07 bar y 333 bar	2652.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 6,7 bar	2652.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 20 bar	2652.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 33,3 bar	2652.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 66,6 bar	2652.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 100 bar	2652.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 200 bar	2652.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Calibrador EX de presión con sensor dual 2,4 bar y 333 bar	2652.00
Fluke 724	1553041	Calibrador de temperatura	2373.00
Fluke 725	664133	Calibrador de procesos multifunción	3314.00
Fluke 725Ex	2098179	Calibrador de procesos multifunción con seguridad intrínseca	4052.00
Fluke 726	2452080	Calibrador de procesos multifunción	3795.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Calibrador de presión automático , con FC (2 Bar)	8593.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Calibrador de presión automático, con FC (150G, 10 Bar)	8593.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Calibrador de presión automático, con FC (300G, 20 Bar)	8593.00
Fluke 729 30G	4856990	Calibrador de presión automático (2 Bar)	8383.00
Fluke 729 150G	4856983	Calibrador de presión automático (10 Bar)	8383.00
Fluke 729 300G	4856976	Calibrador de presión automático (20 Bar)	8383.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Calibrador de presión automático, con DPC Track2 Bundle	9760.00
Fluke 753 EU	4411027	Calibrador de Procesos Documentador	5474.00
Fluke 754 EU	4400387	Calibrador de Procesos Documentador	6898.00
Fluke 771	2646347	Pinza amperimétrica (mA) para procesos	575.00
Fluke 772	3362352	Pinza amperimétrica (mA) para procesos	820.00
Fluke 773	3362365	Pinza amperimétrica (mA) para procesos	1090.00
Fluke 787B	4777186	Multímetro de procesos	1037.00
Fluke 789/E	3977194	Multímetro de procesos con alimentación de lazo, compatibilidad Hart y com. PC	1165.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Multímetro de procesos y conector FC	1098.00

<b>Módulos de presión</b>			
Fluke-700G01	4353523	Manómetro de precisión -10" to 10" WC (27 mbar)	756.00
Fluke-700G02	4353538	Manómetro de precisión -30" to 30" WC (69 mbar)	756.00
700G04	4096972	Manómetro de precisión -0.97 bar a 1 bar	770.00
700G05	4097514	Manómetro de precisión -0.97 bar a 2 bar	770.00
700G06	4097538	Manómetro de precisión -0.83 bar a 6,9 bar	770.00
700G07	4097561	Manómetro de precisión -0,83 bar a 34 bar	770.00
700G08	4097592	Manómetro de precisión -0.97 bar a 69 bar	770.00
700G27	4097545	Manómetro de precisión -0.83 bar a 20 bar	770.00
700G29	4097605	Manómetro de precisión -0.97 bar a 200 bar	779.00
700G30	4097610	Manómetro de precisión -0.97 bar a 340 bar	779.00
700G31	4097622	Manómetro de precisión -0.97 bar a 690 bar	779.00
Fluke-700GA4	4353545	Manómetro de precisión, 1 bar absoluto	756.00
Fluke-700GA5	4353550	Manómetro de precisión, 2 bar absoluto	756.00
Fluke-700GA6	4353561	Manómetro de precisión, 6.9 bar absoluto	756.00
Fluke-700GA27	4353577	Manómetro de precisión, 20 bar absoluto	756.00
700HTPK	4124358	Kit de bomba hidráulica (700 bar)	1175.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Kit Premium de bomba hidráulica	1539.00
Fluke 700MTH	4623345	Manguera premium de prueba de presión métrica	566.00
Fluke 700M20TH	4623338	Manguera premium de prueba de presión M20	566.00
700PCK	100062	Juego de calibración de módulo de presión	1412.00
Fluke 700PTPK	4124364	Kit de bomba neumática (40 bar)	616.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Kit Premium de bomba neumática	1422.00
700G/TRACK	4123225	Software para manómetros de la Serie 700G	431.00
Fluke-700RG05	4353589	Manómetro de precisión, referencia, +2 bar	797.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
Fluke-70ORG06	4353592	Manómetro de precisión, referencia, 6.9 bar	797.00
Fluke-70ORG07	4353605	Manómetro de precisión, referencia, 34 bar	797.00
Fluke-70ORG08	4353610	Manómetro de precisión, referencia, 69 bar	797.00
Fluke-70OG10	4353654	Manómetro de precisión 140 bar	756.00
Fluke-70ORG29	4353622	Manómetro de precisión, referencia, 200 bar	864.00
Fluke-70ORG30	4353631	Manómetro de precisión, referencia, 345 bar	864.00
Fluke-70ORG31	4353646	Manómetro de precisión, referencia, 690 bar	864.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Manguera premium de prueba para transmisor de presión	566.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Kit premium de manguera de prueba para transmisor de presión, 10k	673.00
750P00	4352270	Módulo de presión manométrica (0 - 2.5 mbar)	1653.00
750P01	4352281	Módulo de presión manométrica (0 - 25 mbar)	1277.00
750P02	4352750	Módulo de presión manométrica (0 - 70 mbar)	1277.00
750P22	4352296	Módulo de presión manométrica (0 - 70 mbar)	1277.00
750P03	4352738	Módulo de presión manométrica (0 - 350 mbar)	1277.00
750P23	4352308	Módulo de presión manométrica (0 - 350 mbar)	1277.00
750P04	4352313	Módulo de presión manométrica (0 - 1 bar)	1277.00
750P24	4352324	Módulo de presión manométrica (0 - 1 bar)	1277.00
750P05	4352336	Módulo de presión manométrica (0 - 2 bar)	1277.00
750P06	4352349	Módulo de presión manométrica (0 - 7 bar)	1277.00
750P27	4352351	Módulo de presión manométrica (0 - 20 bar)	1277.00
750P07	4352360	Módulo de presión manométrica (0 - 35 bar)	1277.00
750P08	4352372	Módulo de presión manométrica (0 - 70 bar)	1277.00
750P09	4352385	Módulo de presión manométrica (0 - 100 bar)	1277.00
750P2000	4352397	Módulo de presión manométrica (0 - 140 bar)	1277.00
750P29	4352403	Módulo de presión manométrica (0 - 200 bar)	2026.00
750P30	4352415	Módulo de presión manométrica (0 - 340 bar)	2026.00
750P31	4352426	Módulo de presión manométrica (0 - 700 bar)	2026.00
750PA3	4352432	Módulo de presión manométrica (0 - 350 mbar)	1469.00
750PA4	4352444	Módulo de presión manométrica (0 - 1 bar)	1469.00
750PA5	4352459	Módulo de presión manométrica (0 - 2 bar)	1469.00
750PA6	4352467	Módulo de presión manométrica (0 - 7 bar)	1469.00
750PA27	4352471	Módulo de presión manométrica (0 - 20 bar)	1469.00
750PA7	4352480	Módulo de presión manométrica (0 - 35 bar)	1469.00
750PA8	4352498	Módulo de presión manométrica (0 - 70 bar)	1440.00
750PA9	4352500	Módulo de presión manométrica (0 - 100 bar)	1440.00
750PV3	4352517	Módulo de presión manométrica (-350 mbar)	1440.00
750PV4	4352521	Módulo de presión manométrica (-1 bar)	1440.00
750PD2	4352539	Módulo de presión manométrica (-70 - 70 mbar)	1440.00
750PD3	4352542	Módulo de presión manométrica (-350 - 350 mbar)	1440.00
750PD10	4352556	Módulo de presión manométrica (-700 - 700 mbar)	1440.00
750PD4	4352563	Módulo de presión manométrica (-1 - 1 bar)	1440.00
750PD5	4352574	Módulo de presión manométrica (-1 - 2 bar)	1440.00
750PD50	4352588	Módulo de presión manométrica (-1 - 3.5 bar)	1440.00
750PD6	4352595	Módulo de presión manométrica (-1 - 7 bar)	1440.00
750PD7	4352602	Módulo de presión manométrica (-1 - 14 bar)	1440.00
750PD27	4352616	Módulo de presión manométrica (-1 - 20 bar)	1440.00
750R04	4352625	Módulo de presión manométrica (0 - 1 bar)	1440.00
750R06	4352633	Módulo de presión manométrica (0 - 7 bar)	1440.00
750R27	4352640	Módulo de presión manométrica (0 - 20 bar)	1440.00
750R07	4352657	Módulo de presión manométrica (0 - 35 bar)	1440.00
750R08	4352669	Módulo de presión manométrica (0 - 70 bar)	1440.00
750R29	4352678	Módulo de presión manométrica (0 - 200 bar)	2163.00
750R30	4352684	Módulo de presión manométrica (0 - 340 bar)	2163.00
750R31	4352691	Módulo de presión manométrica (0 - 700 bar)	2163.00
750RD5	4352706	Módulo de presión manométrica (-1 - 2 bar)	1619.00
750RD6	4352714	Módulo de presión manométrica (-1 - 7 bar)	1619.00
750RD27	4352723	Módulo de presión manométrica (-0.8 - 20 bar)	1619.00
750P01Ex	4558658	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 25 mbar)	2467.00
750P24Ex	4558686	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 1 bar)	2467.00
750P05Ex	4558664	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 2 bar)	2467.00
750P06Ex	4558673	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 7 bar)	2467.00
750P27Ex	4558699	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 20 bar)	2467.00
750P09Ex	4558725	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 100 bar)	2467.00
750P29Ex	4558702	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 200 bar)	4215.00
750PA4Ex	4558716	Ex Módulo de presión manométrica (0 - 1 bar)	2673.00

#### Accesorios para los calibradores de procesos

700HTH-1	2811795	Manguera de prueba hidráulica	944.00
700ILF	1566730	Filtro en línea	108.00
700LTP-1	2811763	Bomba de prueba de baja presión	1007.00
700-IV	202561	Shunt de corriente	499.00
700PMP	617131	Bomba de presión (10 bares)	704.00
700PRV-1	2811808	Válvulas de descarga de presión para 700HTP	1135.00
700PTP-1	2811774	Bomba neumática de presión	907.00
700SC	667425	Cable de interfaz serie (Fluke 725/725Ex/726)	238.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
700TC1	620119	Juegos de clavijas de termopar (10 tipos)	145.00
700TC2	620127	Juegos de clavijas de termopar (5 tipos)	119.00
Fluke 720RTD	4366669	Sonda RTD para 721, 721Ex y 719PRO	267.00
787CAL 230	662996	Módulo de calibración (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Cargador de baterías	323.00
BE9005 240	946652	Eliminador de baterías	299.00
BP7235	668225	Juego de baterías NiMH	259.00
C700	606928	Estuche rígido (serie 700)	359.00
C789	946694	Estuche flexible	201.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	264.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cable IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1158.00
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	51.00
BP7240	4022220	753/754 Spare Battery	176.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3459.00
BC7240	4022655	Battery Charger (753/754)	50.00
HART Drywell Cable	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	167.00
Fluke-71x	3345825	kit de manguera	105.00
Fluke 700TLK	3829398	Kit de cables de prueba para procesos	142.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Software con cable	457.00
Fluke 720URTD	4382695	Adaptador RTD universal para 721, 721Ex y 719PRO	167.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	89.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Colector de suciedad líquida	326.00

## Accesorios generales

Cables de prueba, sondas y pinzas			
80K-15	618113	Sonda de alta tensión para multimetros (sólo para aplicaciones de baja energía)	301.00
AC175	4101772		30.00
AC220	1610103	Juego de pinzas de cocodrilo SureGrip	48.00
AC280	1610115	Juego de pinzas de gancho SureGrip	38.00
AC283	1610144	Juego de pinzas SureGrip	43.00
AC285	1610159	Juego de pinzas de cocodrilo grande SureGrip	24.00
AC285-FTP	4073928	Alligator Clips and adaptors (FTP-1, FTPL-1)	28.00
AC288	4617784	Puntas de prueba SureGrip™ para acceso a conectores profundos	38.00
AC87	1278079	Pinzas de cocodrilo de ángulo recto	50.00
AC89	873448	Pinza de prueba penetrante de aislamiento, robustas	56.00
BP980	1616807	Kit de bananas dobles	57.00
FTP-1	3869437	Fuse test probe set	99.00
FTPL-1	3869443	Fuse test probe set with test leads	109.00
H900	1616818	Funda para cables de prueba	34.00
Leadwrap	4083525	Durable Nylon Hook and Loop Fastener, 3 pack	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	55.00
T5-RLS	4089137	Replacement Test Lead Set (T5)	24.00
TL175	3521976	Juego de puntas de prueba con TwistGuard	30.00
TL175E	3565554	Twist Guard Test Leads, 4mm	33.00
TL220-1	3971178	Kit de cables, puntas de prueba y cocodrilos SureGrip	83.00
TL221	2003602	Juego de cables de extensión SureGrip	37.00
TL222	2003616	Juego de cables de prueba de silicona SureGrip	37.00
TL223-1	3971184	Kit de cables, puntas de prueba y cocodrilos SureGrip	76.00
TL224	1610198	Juego de cables de prueba de silicona SureGrip	33.00
TL225-1	3971191	Kit de cables de prueba con supresor de tensiones fantasma SureGrip	110.00
TL238	2132831	Kit de cables y puntas de prueba de alta energía	83.00
TL27	668571	Juego de cables de prueba, robustas	38.00
TL40	1590606	Juego de puntas de prueba (retractiles)	55.00
TL71-1	3971207	Puntas de prueba 2 mm, aislamiento de silicona y conect. en ángulo recto	30.00
TL75-1	3971218	Juego de cables de prueba de punta dura	25.00
TL76	2032684	Juego de puntas de prueba completo	43.00
TL80A-1	3971229	Conjunto básico de puntas de prueba y accesorios de aplica. electrónicas	79.00
TL81A	1277073	Juego de cables de prueba Deluxe para aplicaciones electrónicas	165.00
TL910	1616632	Juego de cables de prueba electrónicas (con puntas intercambiables)	76.00
TL930	1616671	Cable multiconexión (60 cm)	19.00
TL932	1616680	Cable multiconexión (90 cm)	21.00
TL935	1616698	Kit de cables (60, 90, 120 cm)	63.00
TL940	1616705	Cables de prueba con mini-gancho	21.00
TL950	1616710	Cables de prueba con mini-pinzas	38.00
TL960	1616722	Cables de prueba con micro-gancho	21.00
TL970	1616793	Kit de cables de prueba de gancho y pinzas	79.00
TLK1550-RTL	4112351	Kit de cables 10 kV con pinzas de cocodrilo para Serie 1550	239.00
TLK220	2097022	Kit de accesorios SureGrip	153.00
TLK-225	3971234	Kit SureGrip M.(AC220 + AC280, 283 y 285 + TP220 + TL224 + estuche )	165.00
TLK281-1	3971241	Kit de cables de prueba para automatización SureGrip	146.00
TLK-282-1	3971252	TLK282, DeLuxe Automotive Test Lead Kit	186.00
TLK287	3045631	Juego de cables de prueba maestra para aplicaciones electrónicas	175.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
TLK289	3092521	Kit de cables industriales de prueba maestra	175.00
TLK290	2435092	Kit de puntas de prueba	65.00
TLK291	2435108	Juego de sondas de prueba con fusibles	65.00
TP1-1	3971265	Juego de puntas planas para TL21A/TL22/TL24	19.00
TP175	3521983	TwistGuard test Probes, 2MM dia probe tips	21.00
TP175E	3565568	TwistGuard Test Probes, 2mm dia probe tips with 4mm adapters	23.00
TP2-1	3971283	Juego de puntas de 2 mm para TL21A/TL22/TL24	21.00
TP220-1	3971276	Conjunto de puntas industriales SureGrip	21.00
TP38	1541636	Puntas de prueba ultrafina (aislada)	19.00
TP74	1541649	Puntas de prueba de tipo linterna	21.00
TP80	873455	Puntas de pruebas para electrónica	41.00
TP912	1616644	Puntas de prueba de repuesto para TL910	38.00
TP920	1616659	Kit de adaptadores de puntas de prueba	55.00

#### Pinzas amperimétricas

80i-110s	114519	Pinza amperimétrica AC/DC (100 A)	779.00
i1000s	1568487	Sonda de corriente 1000 A ac para osciloscopio	660.00
i1010	617735	Sonda de corriente 600 A ac /1000 A dc para multímetros	474.00
i1010 Kit	2096998	Sonda de corriente i1010 (1000 A AC/DC) con funda de transporte	484.00
i200	664755	Pinza amperimétrica AC (200 A)	165.00
i2000 flex	2584912	Sonda de corriente flexible 20-200-2000 A AC; 10 Hz-20 kHz; para cables de hasta 170 mm	330.00
i200s	664760	Sonda de corriente 200 A ac para multímetros y osciloscopios	275.00
i30	2584920	Sonda de corriente 30A DC/20 A AC; 20KHz; medida cables hasta 19mm Ø; para multímetros	440.00
i3000 flex-4PK	2696367	Kit de 4 sondas flexibles de corriente 30-300-3000 A AC; 10 Hz-50 kHz	1323.00
i3000s	657202	Sonda de corriente 3000 A ac para multímetros y osciloscopios	794.00
i3000s flex-24	2584888	Sonda de corriente flexible 30-300-3000 A AC; 10 Hz-50 kHz; para cables de hasta 170 mm	506.00
i3000s flex-36	2584901	Sonda de corriente flexible 30-300-3000 A AC; 10 Hz-50 kHz; para cables de hasta 275 mm	606.00
i30s	2584935	Sonda de corriente 30A DC/20 A AC; 100KHz; medida cables hasta 19mm Ø; para osciloscop.	606.00
i310s	2840309	Sonda de corriente AC/DC para multímetros, osciloscopios, registradores	363.00
i400	2277225	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector de doble banana	165.00
i400s	2277202	Sonda de corriente 400 A ac CAT IV con conector BNC y selección 40A/400A	296.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Current Clamp (1750)	387.00
i410	617727	Sonda de corriente 400 A ac/dc para multímetros	275.00
i410 Kit	2097005	Sonda de corriente i410 (400 A AC/DC) con funda de transporte	319.00
i6000s flex-24	2840311	Sonda de corriente 6000 A ac para multímetros, osciloscopios y analizadores de calidad	660.00
i6000s flex-36	2840327	Sonda de corriente 6000 A ac para multímetros, osciloscopios y analizadores de calidad	771.00
i800	2840283	Pinza amperimétrica CA (800 A)	237.00

#### Accesorios para medida de temperatura

80AK-A	2747812	Adaptador para termopar	35.00
80BK-A	2747801	Sonda de temperatura con termopar integrado (Tipo K)	39.00
80CJ-M	833046	Miniconectores macho (tipo J)	26.00
80CK-M	779942	Miniconectores macho (tipo K)	26.00
80PJ-1	1288191	Sonda de extremo redondeado (tipo J)	28.00
80PJ-9	1288218	Sonda de propósito general (tipo J)	71.00
80PJ-EXT	1288234	Juego de cables de extensión (tipo J)	64.00
80PK-1	750422	Sonda de extremo redondeado (tipo K)	37.00
80PK-10	3439199	Sonda de temperatura para tuberías (tipo K)	217.00
80PK-11	2724500	Sonda de temperatura con sujeción Velcro	42.00
80PK-18 Kit	3448859	Kit de sonda de temperatura para tuberías	352.00
80PK-22	2098684	Sonda de inmersión	108.00
80PK-24	2098691	Sonda de aire	141.00
80PK-25	2098706	Sonda de penetración	127.00
80PK-26	2098714	Sonda de propósito general	141.00
80PK-27	2098723	Sonda industrial de superficie	385.00
80PK-3A	874610	Sonda de superficie (tipo K)	242.00
80PK-8	200360	Sonda de temperatura para tuberías (tipo K)	197.00
80PK-9	1288229	Sonda de propósito general (tipo K)	71.00
80PK-EXT	1288241	Juego de cables de extensión (tipo K)	64.00
80PR-60	2148313	Sonda de temperatura RTD (Fluke 66 y 68)	78.00
80PT-25	2104397	Sonda de penetración	112.00
80PT-EXT	1288252	Juego de cables de extensión (tipo T)	64.00
80T-150UA	3190456	Sonda de temperatura universal (para DMM)	303.00
80TK	736736	Adaptador para termopar (tipo K)	153.00

#### Estuches y fundas

C10	897744	Funda para multímetro	29.00
C100	827055	Estuche rígido para multímetro y accesorios	77.00
C101	2437514	Maletín rígido	71.00
C115	2826063	Estuche flexible para multímetro	68.00
C116	2826074	Estuche flexible para multímetro	81.00
C120	646189	Estuche rígido (43B/Serie 120)	112.00
C125	646858	Estuche flexible	52.00
C12A	930529	Estuche flexible para multímetro	36.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	33.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
C1600	2091049	Estuche para medidor y accesorios	43.00
C1620	4359042	Maletín de transporte	210.00
C190	677401	Estuche rígido (serie 190)	263.00
C195	677408	Estuche flexible	244.00
C20	708396	Estuche rígido para multímetro	72.00
C23	1663209	Estuche flexible	29.00
C25	681114	Estuche flexible para multímetro	61.00
C280	3182785	Estuche flexible para multímetro	71.00
C33	1664120	Estuche flexible	33.00
C345	3311173	Estuche flexible para transporte	86.00
C35	2826056	Estuche flexible para multímetro	49.00
C43	1663230	Estuche flexible	91.00
C50	762823	Estuche de transporte para multímetros Fluke Serie 110	43.00
C510	1547885	Estuche de cuero para multímetro	85.00
C520A	1629104	Estuche de cuero para comprobador	65.00
C550	1547919	Bolsa de herramientas	143.00
C75	865535	Estuche flexible para accesorios	20.00
C781	619988	Estuche flexible para multímetro	105.00
C789	946694	Estuche flexible	201.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase for 75X	91.00
C800	896220	Estuche rígido para multímetro y accesorios	78.00
C90	466029	Estuche flexible para multímetro	43.00
CXT170	3352567	Maletín de gran resistencia	185.00
CXT280	3352571	Maletín de gran resistencia	185.00
CXT80	3352559	Maletín de gran resistencia	185.00
CXT1000	4628917	Maletín rígido de transporte Pelican con espuma recortable	185.00
FLUKEPACK30	4983088	Mochila de herramientas profesional	169.00
H3	1608458	Cartuchera para cinturón para pinzas de la serie 330	47.00
H5	649365	Funda para comprobador eléctrico (Fluke T5)	36.00
H6	2152040	Funda de nilón (Fluke 63, 66, 68 y 561)	34.00
H-T6	4910585	Cartuchera para cinturón para los comprobadores T6	36.00
H15	4111533	Funda (Serie T100)	32.00
H80M	2138458	Funda + Correa con imán	45.00

#### Accesorios para automoción

BP880	2150594	Adaptador BNC para conectores tipo banana hembras de doble conexión	16.00
BP881	2151015	Adaptador BNC para conectores tipo banana machos de doble conexión	20.00
PV350	919811	Módulo de presión de vacío	309.00
RPM80	880849	Captador inductivo	105.00
SCC128	2100199	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120)	933.00
STL90	201233	Juego de cables de prueba apantallados (serie 120/190)	258.00
TAS90	614187	Juego de accesorios para aplicaciones automoción (serie 120/190)	72.00
TL28A	1273185	Juego de cables de prueba para automoción	63.00
TL82	2150636	Punta para automoción y kit adaptador de enchufes	125.00
TP40	1567573	Puntas de sonda para automoción (cinco) (4mm)	44.00
TP81	2149098	Pinzas de penetración de aislamientos (4 mm)	61.00
TP82	2149080	Pinzas de penetración de aislamientos (4 mm)	58.00
TP88	2149102	Juego de puntas de sonda rígidas	15.00

#### Otros accesorios

80K-40	382846	Sonda de alta tensión	309.00
80K-6	532424	Sonda de alta tensión	172.00
EBC290	3894906	External Battery Charger	108.00
FOM	200428	Medidor de fibra óptica	610.00
FOS-850	200433	Fuente para fibra óptica	368.00
FOS-850/1300	200441	Fuente para fibra óptica	901.00
L200	2096346	Luz de sonda	26.00
L205	2098588	Minilinterna para casco o gorra	34.00
L206	2098595	Linterna LED Deluxe para casco o gorra	43.00
L210	2096379	Luz de sonda + Extensor de sonda	42.00
L215	2096368	Kit Suregrip con luz y extensor de sonda	97.00
LVD1	4571403	Detector de tensión	37.00
LVD2	2740300	Detector de tensión	41.00
MC50	2092300	Paños MeterCleaner (paquete de 50)	97.00
MC6	2092212	Paños MeterCleaner (paquete de 6)	14.00
PV350	919811	Módulo de presión de vacío	309.00
SV225	3100477	Eliminador de tensiones fantasmas	74.00
TPAK	1281997	ToolPak, juego de accesorios para colgar el multímetro	43.00
FL-45 EX	4972422	Linterna intrínsecamente segura de 45 lúmenes	45.00
FL-120 EX	4972431	Linterna intrínsecamente segura de 120 lúmenes	69.00
FL-150 EX	4972446	Linterna intrínsecamente segura de 150 lúmenes	89.00
HL-200 EX	4972410	Frontal intrínsecamente seguro de 200 lúmenes	89.00

Modelo	Art. nr	Descripción	EUR
<b>Fuses</b>			
943121	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	4.80
803293	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	8.80
830828	830828	Fuse, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	7.90
2279339	2279339	Fuse, A:315mA (f), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	11.30
740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.70
<b>Software</b>			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cable IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	161.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms v 3.0 + cable PC para Serie 180, 1650 y 1550B	264.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cable (8845A/8846A)	303.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	174.00
FVF-UG	1576741	Actualización de FlukeView Forms	142.00
IR189USB	2428108	Cable IR - USB para Fluke 1653, 789 y 1550B	51.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + cable USB + maletín de transporte (serie 120)	477.00
SCC120F	646692	Software FlukeView Forms + cable + maletín de transporte (Fluke 123)	477.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cable USB + maletín de transporte (Serie 190)	668.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00

### **Fluke Ibérica S.L.**

Pol. Ind. Valportillo

C/Valgrande 8

Ed. Thanworth II – Nave B1A

28108 Alcobendas

Madrid

Tel.: (91) 41 401 00

Fax: (91) 41 401 01

E-mail: [info.es@fluke.com](mailto:info.es@fluke.com)

Web: [www.fluke.es](http://www.fluke.es)

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

16 Precios recomendados de venta. IVA no incluido.

10001 - Fluke Test Tools Price List End  
Customer - Spanish