

# Testinstrument Prislista

FLUKE®

02-01-2019

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
--------	---------	-------------	-----

## Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	FC Trådlös digital multimeter	2821.00
FLK-3000 FC GM	4467750	FC Trådlös gnererellt underhållsystem	8231.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	FC Trådlöst HVAC-system	5878.00
FLK-3000 FC IND	4465599	FC Trådlöst industriellt system	9994.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC med TPAK upphängningssats för mätare	2999.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Kombinationspaket för elektronik med tillbehörset	3576.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Kombinationspaket med tillbehörset för elektriker	4037.00
FLK-A3000 FC	4401588	FC Trådlöst AC strömtångs modul	1762.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	FC Trådlöst grundkit med A3000	3997.00
FLK-A3001 FC	4459439	FC Trådlös iFlex AC ström modul	1997.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	FC Trådlöst grundkit med I3000	4232.00
FLK-A3002 FC	4459442	FC Trådlös AC/DC ström modul	1175.00
FLK-A3003 FC	4629295	FC Trådlös 2000 A DC-strömtång	5526.00
FLK-A3004 FC	4629301	FC Trådlös 4-20 mA DC-strömtång	6467.00
FLK-T3000 FC	4401563	FC Trådlös K-type temperatur modul	1762.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	FC Trådlöst grundkit med T3000	3997.00
FLK-V3000 FC	4401556	FC Trådlöst AC spännings modul	1880.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	FC Trådlöst grundkit med V3000	3997.00
FLK-V3001 FC	4459421	FC Trådlös DC spänning modul	1880.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	FC Trådlöst grundkit med V3001	3997.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	FC Trådlös kit med DMM, AC+DC spännings moduler	6819.00

## Fluke Connect - Accessories

FLK-FC_SD Card	4463628	Fluke Connect Trådlöst SD Card	909.00
FLK-PC3000 FC	4401602	FC Trådlös PC adapter	940.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	KOPPLINGS modul, INFRARÖD, FC	1213.00

## Digitala multimetrar

### 110-serien multimetrar

Fluke 113	3088053	Multimeter med sann RMS	1426.00
Fluke 114	2583552	Multimeter med sann RMS	1760.00
Fluke 115	2583583	Multimeter med sann RMS	2042.00
Fluke 116	2583601	Multimeter med sann RMS	2365.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	4430.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	3276.00
Fluke 117	2583647	Multimeter med sann RMS	2537.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	3248.00
C50	762823	Mjuk mätarväska	401.00

### 170-serien multimetrar

Fluke 175	1592895	Multimeter med sann RMS	2262.00
Fluke 177	1592863	Multimeter med sann RMS	2827.00
Fluke 179	1592839	Multimeter med sann RMS	3619.00
C90	466029	Mjuk mätarväska	403.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Elektroniskt kombinationspaket	4184.00

### 200-serien multimetrar

Fluke 233	3469334	Multimeter med fjärrdisplay	3409.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Trådlös TRMS DMM med Termisk funktion med iFlex	8999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Trådlös IR-multimeter med TRMS med iFlex & extra batteri	9899.00
Fluke 287/EUR	3947781	True RMS Elektronik Loggande Multimeter med TrendCapture	6229.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	FlukeView Forms Combo Kit	7269.00
Fluke 289/EUR	3947801	True RMS Industrial Loggande Multimeter med TrendCapture	6692.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Kombinationspaket med industriell multimeter för loggning samt programvara	7846.00
C280	3182785	Mjuk mätarväska	650.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	7692.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	8241.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
<b>20-serien multimetrar</b>			
Fluke 27II/EUR	3947770	Industriell Multimeter (IP67)	5133.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Industriell multimeter (IP67)	5422.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Egensäker digital multimeter för mätning av sann RMS	12692.00
C25	681114	Mjuk mätarväska	550.00
<b>70-serien multimetrar</b>			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimeter	4115.00
C90	466029	Mjuk mätarväska	403.00
<b>80-serien multimetrar</b>			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimeter	4614.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	Sann RMS-multimeter	4724.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Kombiutrustning för industrielektriker	5669.00
C25	681114	Mjuk mätarväska	550.00
<b>Verkstadsinstrument</b>			
Fluke 8808A 220V	2802372	Digital multimeter med 5,5 siffror	6485.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Digital multimeter med 5,5 siffror	6485.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Digital multimeter med 5,5 siffror (programvara och kabel)	8295.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Digital multimeter med 5,5 siffror (programvara och kabel)	8295.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Digital multimeter med 5,5 siffror, 2X4W testkabelsats	7205.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Digital multimeter med 5,5 siffror, 2X4W testkabelsats	7430.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror	9660.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror	9660.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror (Mjukvara och kabel)	11435.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror (med mjukvara+ kabel)	11435.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror	12765.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror	12765.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror (Mjukvara och kabel)	14535.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Precisionsmultimeter med 6,5 siffror (med mjukvara+ kabel)	14535.00
884X-CASE	2675552	Hård väska	3980.00
884X-RTD	2675468	100 Ohms RTD-temperaturprob	5235.00
884X-SHORT	2653346	4-trådar, kort	260.00
884X-USB	2675479	Kabeladapter, USB till RS232	1465.00
884X-1G	2675534	USB-minne 1 GB	435.00
8845A-EFPT	2742690	Utökningsadapter för plugg med fin spets	175.00
8845A-TPIT	2742683	Testprob IC-pluggsats	145.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Uppgradering	1320.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms mjukvara + kabel (8845A/8846A)	2846.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1515.00
RS43	946470	RS232 kabel (2 m)	674.04
TL2X4W-PTII	2826215	Testsladd för 2 x 4-tråds ohmmätning med 2 mm probspets	660.00
TL2x4W-TWZ	2723629	testsladdar med klämma för 2X4-tråds ohmmätning	975.00
Y8021	708289	IEEE-488 Interfacekabel 1m	4249.99
Y8022	708297	IEEE-488 Interfacekabel 2m	4526.98
Y8846S	2675518	Rackmonteringssats (8845A/8846A)	1120.00
Y8846D	2771721	Rackmonteringssats, dubbel (8845A/8846A)	1495.00
<b>Auto</b>			
Fluke 88V/A	2117440	Fordonsmultimeter, kombiutrustning	6746.00
<b>Strömtänger</b>			
Fluke 323	4152628	AC-strömtång med sann RMS	1232.00
Fluke 324	4152637	AC-strömtång med sann RMS	1679.00
Fluke 325	4152643	AC-strömtång med sann RMS	2240.00
Fluke 353	2840252	AC/DC-strömtång för sant RMS-värde	5822.00
Fluke 355	2840265	AC/DC-strömtång för sant RMS-värde	7919.00
Fluke 365	3790607	Strömtång med löstagbart gap med sann RMS	2627.00
Fluke 368 FC	4709907	Läckströmtång 40mm tång med Fluke Connect	6935.00
Fluke 369 FC	4709934	Läckströmtång 61mm tång med Fluke Connect	6935.00
Fluke 373	3790564	Strömtång men sann RMS 600 A	2328.00
Fluke 374FC	4696001	600A AC/DC trådlös strömtång med sann RMS	3591.00
Fluke 375FC	4695932	600A AC/DC trådlös strömtång med sann RMS	4135.00
Fluke 376FC	4695861	1000A AC/DC trådlös strömtång med sann RMS och iFlex	5014.00
Fluke 381	3610452	Strömtång med fjärrdisplay sann RMS 1000 A	5822.00
Fluke 902 FC	4695814	TRMS Trådlös HVAC Strömtång	2720.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	IR termometer, strömtång och 1AC	2510.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	3276.00
Fluke i2500-18	3676405	Strömtång flexibel probe 2500A, 18 inch	1397.00
Fluke i2500-10	3676410	Strömtång flexibel probe 2500A, 10 inch	1397.00
H3	1608458	Hölster (330 serien)	404.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
<b>Elektriska testare</b>			
Fluke 1000FLT	4472387	Lysrörstestare	2328.00
T6-1000/EU	4910257	Elektrisk testare med FieldSense™, rund	2688.00
T6-600/EU	4910322	Elektrisk testare med FieldSense™, rund	2085.00
H-T6	4910585	T6 Hölster	312.00
Fluke T5-600	659612	Elektrisk testare	1514.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Elektrisk testare, IR Termometer och and 1AC Kit	2544.00
Fluke T5-1000	659570	Elektrisk Testare	1730.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Elektrikertestkit med hölster och 1AC	1947.00
Fluke T90	4016945	Spänningsprovare	530.00
Fluke T110	4016950	Spänningsprovare med omkopplingsbar last	751.00
Fluke T130	4016961	Spänningsprovare med LCD , med omkopplingsbar last	1132.00
Fluke T150	4016977	Spänningsprovare med LCD , ohm, med omkopplingsbar last	1338.00
Fluke 2042	2435038	Kabelsökare (mottagare + sändare)	7336.00
Fluke 2042T	2435045	Kabelsökare (sändare)	3843.00
Fluke 9040EUR	4014969	Fasföljdsvisare	2154.00
Fluke 9062	2435077	Fas-/motorrotationsvisare	1804.00
LVD1	4571403	Spänningsdetektor med lampa	335.00
LVD2	2740300	Spänningsdetektor med lampa	335.00
H5	649365	Hölster för eltestare (Fluke T5)	312.00
Fluke 1AC II	2432932	ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN	268.00
Fluke 1AC II	2432967	VoltAlert	268.00
Fluke 1AC II 5PK	2433042	Volt Alert 5-pack	1034.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Volt Alert 5-pack	1034.00
FLK2AC/200-1000VC	3611972	ACV Detector 200-1000V	230.00
FLK2AC/200-1000V5	3806487	Volt Alert, 200-1000V, 5-pack	945.00
PRV240	4566209	Provenhet PRV240	1645.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Multimeter paket Fluke 117 + PRV240	3230.00
PRV240FS	4910310	Provnings-enhet, T6/NCV	1595.00
<b>Laser Levels</b>			
Fluke-3PR	4811457	Röd 3-punktslaser	1954.00
Fluke-3PG	4811469	Grön 3-punktslaser	2137.00
Fluke-180LR	4811504	Röd korslaser	2459.00
Fluke-180LG	4811491	Grön korslaser	2996.00
Fluke-180LG System	4811519	Grön korslaser med LDR-mottagare	3574.00
Fluke-180LR System	4811528	Röd korslaser med LDR-mottagare	3102.00
Fluke-LDR	4811543	Lasermottagare röd	880.00
Fluke-LDG	4819919	Lasermottagare grön	983.00
PLS-20513	4791765	Stativ Teleskop 9 FT 6 IN	1769.00
PLS-20295	4845009	Magnetiskt väggfäste för PLS 3, 5,180,480	505.00
PLS-20512	4845027	Stativ Standard, 5/8 X 11	1055.00
PLS-21502	4919812	Stativadapter PLS3/180	100.00
<b>Laseravståndsmätare</b>			
Fluke 414D	4106830	Laseravståndsmätare	1329.00
Fluke 419D	4106853	Laseravståndsmätare	2429.00
Fluke 424D	4106866	Laseravståndsmätare	3470.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseravståndsmätare och IR Termometer kit	2137.00
<b>Battery Analyzers</b>			
Fluke BT510	4489970	Batterianalysator	26000.00
Fluke BT520	4489981	Batterianalysator	32589.00
Fluke BT521	4489996	Avancerad Batterianalysator	36627.00
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BTL10	4542264	Standard Batterianalysator-prober	3182.00
BTL20	4542273	Intelligenta Testprobe-set m/förlängare (utan temperatursensor)	4913.00
BTL21	4542286	Intelligenta Testprobe-set m/förlängare (med temperatursensor)	6118.00
BTL-A	4542258	Spänning-/Ström-probe adapter	400.00
BC500	4542299	AC-Laddare	1206.00
BP500	4542300	Lithium-ion batteri, 7.4V 3000mAh	1056.00
BT500	4561297	Probe-spets, 10x ersättningsprobe-spetsar , 2x långa probe-spets höljen, 2x korta probe-spets höljen	1220.00
i410	617727	AC/DC-strömtång (400 A)	2596.00
<b>Isolationstestare</b>			
Fluke 1503	2427883	Isolationsprovare	3899.00
Fluke 1507	2427890	Isolationsprovare	4999.00
Fluke 1550C	3665021	Isolationsresistans Testare (5kV)	40025.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Isolationsresistans Testare Kit (5kV)	44109.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Isolationstestare (5kV) med IR 3000FC	40025.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Isolationstestare kit (5kV) med IR 3000FC	44109.00
Fluke 1555	3665056	Isolationsresistans Testare (10kV)	44109.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Isolationsresistans Testare Kit (10kV)	48193.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Isolationstestare (10kV) med IR 3000FC	44109.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Isolationstestare kit (10kV) med IR 3000FC	48193.00
Fluke 1577	2157280	Isolationsmultimeter	6284.00
Fluke 1587T	2517605	Isolationsmultimeter (Telecom)	7059.00
Fluke 1587 FC	4691215	2-i-1 trådlös isolationsmultimeter	7353.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	2-i-1 avancerat kit för felsökning på motor och frekvensstyrning, med 9040 och i400	9454.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-i-1 avancerat kit för elektrisk felsökning, med 62MAX+ och i400	8404.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	2-i-1 trådlös isolationsmultimeter med strömtång i400	7878.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1503.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2621.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	461.00

### Installationstestare

Fluke 1662 SCH	4546944	Installationsprovare med minne Schuko	9499.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Installationsprovare med JFB typ B Schuko	11999.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	FC Installationsprovare med isolationsför-test Schuko	14999.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Huvudtestsladd, Schuko (EU)	617.00
Fluke DMS COMP	4718790	Komplett DMS-mjukvara för installation och PAT	5654.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Komplett Proff DMS-mjukvara för installation och PAT	7469.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2621.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	461.00
ES165X	2104706	Jordspett testset (1650-serien)	1514.00
TP165X	2107742	Fjärrstyrd prob och kabel (1650-serien)	810.00
TL165X	2107756	Standard testkabelset (1650-serien)	1119.00
ZERO ADAPTER	3261925	Nollställningadapter för Schuko kontakt	430.00

### Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	Komplett DMS-mjukvara för installation och PAT	5654.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Komplett Proff DMS-mjukvara för installation och PAT	7469.00

### Jordtestare

Fluke 1630-2 FC	4829532	Jordtag-och läckströmtång med Fluke Connect	14271.00
Fluke 1630-2	4829515	Jordtag-och läckströmtång utan Fluke Connect	14271.00
Fluke 1623-2	4325155	GEO jordtestare	13975.00
Fluke 1625-2	4325162	GEO avancerad jordtestare	22708.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Sats med GEO jordtestare	23291.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Sats med GEO avancerad jordtestare	33774.00
Earth Stake	4325492	Jordtags spett	628.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Jord/jordkabelrulle 25m-vajer, Blue	628.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Jord/jordkabelrulle 25m-vajer, Green	628.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Jord/jordkabelrulle 50m-vajer, Red	690.00
C1620	4359042	Transportväska	2002.00
ES-162P3-2	4359377	Sats med spett för 3-poliga mätningar	2561.00
ES-162P4-2	4359389	Paket med spett för 4-poliga mätningar	3449.00

### Verktyg för mätning av inomhusklimat

Fluke 922	2679822	Luftflödesmätare	5964.00
Fluke 922/Kit	2679831	Luftflödesmätare Kit	6977.00
Fluke 971	2418208	Relativ termo/ fuktighetsmätare	2346.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	18470.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter med luftflödesfunktion	21107.00
Fluke CO-220	664711	Kolmonoxidmätare	5239.00
Fluke RLD2	3387163	Läckdetektor ficklampa	550.00
CO-205	664714	Aspiratorsats	1593.00
975VP	2631538	Lufthastighetsprob	3887.00
PT12	2740212	12-tums pitotrör	1014.00
Fluke 985	4131397	Luftpartikelmätare	39421.00

### Digitala termometrar

Fluke 51 II	1281142	Termometer	3176.00
Fluke 52 II	1281139	Termometer	4099.00
Fluke 53 II B	3821062	En-kanals Termometer, 60Hz	4509.00
Fluke 53 II B	3821096	En-kanals Termometer, 50Hz	4611.00
Fluke 54 II B	3821070	Två-kanals Termometer, 60Hz	5575.00
Fluke 54 II B	3821081	Två-kanals Termometer, 50Hz	5575.00
Fluke 61	1643896	Infraröd termometer	1823.00
Fluke 62 MAX	4130474	Infraröd termometer	911.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Infraröd termometer	1024.00
T5-600/62MAX+/IAC kit	4297126	Elektrisk testare, IR Termometer och and IAC Kit	2544.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Laseravståndsmätare och IR Termometer kit	2137.00
62MAX+/323/IAC Kit	4296076	IR termometer, strömtång och IAC	2510.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	4430.00
Fluke 63	2148281	Infraröd termometer	2561.00
Fluke 64 MAX	4856105	IR-termometer med många funktioner, 20:1 förhållande mellan avstånd och mätpunkt	1290.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke 561	2558118	Mångsidig termometer	1819.00
Fluke 566	2837799	Mångsidig termometer	4095.00
Fluke 568	2837806	Mångsidig termometer	5120.00
Fluke 568Ex	4321662	Egensäker temperaturmätningar	12556.00
Fluke 572-2	4328074	Infraröd termometer	6149.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Termometer	1024.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Termometer	1936.00
C50	762823	Mjuk mätarväska	401.00
H6	2152040	Hölster för 60-serien/561	284.00
80PR-60	2148313	RTD temperatur prob (Fluke 66/68)	737.00

### Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Visuell IR-termometer	5499.00
Fluke VT04A	4485211	Visuell IR-termometer	4999.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	389.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	389.00

### Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Videoskop	17449.00
Fluke DS703 FC	4962665	Högupplöst Videoskop med FC	19999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	3.8 mm Videoskop, 1 m Probe, Forward View Videoskop	7199.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	8.5 mm Videoskop, 3 m Probe, Dual View Videoskop	6199.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	5.5 mm Videoskop, 1 m Probe, Dual View Videoskop	5099.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	8.5 mm Videoskop, 1.2 m Probe, Dual View Videoskop	2049.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	8.5 mm UV Videoskop, 1 m Probe, Dual View Videoskop	7199.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	9 mm Videoskop, Forward View, 20 m Probe Reel	19999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	DS 7XX Halsrem	499.00

### Värmekameror

#### Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Värmekamera, fast fokus	11499.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Värmekamera, fast fokus	13599.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Värmekamera, fast fokus	18999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Värmekamera, manuell fokus	23999.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Värmekamera, manuell fokus	23999.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Värmekamera, fast fokus	26799.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Värmekamera, manuell fokus	29799.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Värmekamera, manuell fokus	29799.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Värmekamera, fast fokus	33699.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Värmekamera, manuell fokus	36799.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Värmekamera, manuell fokus	36799.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Värmekamera, manuell fokus	39999.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Värmekamera, manuell fokus	39999.00

#### Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Värmekamera på 9 Hz	55299.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Värmekamera på 60Hz	55299.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Värmekamera på 9 Hz	59499.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Värmekamera på 60Hz	59499.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Värmekamera; 240x180; 9 Hz	61699.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Värmekamera; 240x180; 60 Hz	61699.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Värmekamera på 9 Hz	65499.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Värmekamera på 60Hz	65499.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Värmekamera; 320x240; 9 Hz	73999.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Värmekamera; 320x240; 60 Hz	73999.00
Fluke TI450 9HZ	4764729	Värmekamera, manuell fokus	85599.00
Fluke TI450 60Hz	4764707	Värmekamera, manuell fokus	85599.00
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	Fluke Ti450 PRO 9Hz Värmekamera	86599.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	Fluke Ti450 PRO 60Hz Värmekamera	86599.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	Värmekamera med SF6 Gas-läckdetektor	164999.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Värmekamera; 640x480; 9 HZ, SR	127999.00
Fluke TI480 60Hz	4842086	Värmekamera; 640x480; 60 HZ, SR	127999.00
Fluke Ti480 PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Värmekamera	143999.00
Fluke Ti480 PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Värmekamera	143999.00

#### Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9HZ	4736664	Värmekamera; 320 x 240; 9 Hz	80999.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Värmekamera; 320 x 240; 60 Hz	81499.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Värmekamera; 320 x 240; 9 Hz	105999.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Värmekamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	105999.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Värmekamera; 320 x 240; 60 Hz	105999.00
Fluke TiX560 9Hz	4597094	Värmekamera; 320 x 240; IS	124999.00
Fluke TiX560 9Hz/NFC	4597100	Värmekamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	124999.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke TIX560 60 Hz	4597066	Värmekamera; 320 x 240; IS	124999.00
Fluke TIX580 60Hz	4842073	Värmekamera; 640x480; 60 HZ, SR	156999.00
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Värmekamera; 640x480; 9 HZ, SR	156999.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Värmekamera; 320x240; 9 Hz	107499.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Värmekamera; 320x240; 60 Hz	107499.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Värmekamera; 640x480; 9 Hz	156199.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Värmekamera; 640x480; 60 Hz	156199.00
Fluke 2x lens	4961163	IR teleobjektiv (2X förstoring)	20229.00
Fluke 4x lens	4961188	IR teleobjektiv (4x förstoring)	45009.00
Fluke RSE-MB	4961344	Monteringsfäste	1199.00
Fluke RSE-Stand	4973844	RSE stativ	1379.00
Fluke 0.75 Wide lens	4961174	IR vidvinkel objektiv	10099.00
<b>Tilbehör värmekameror</b>			
Ti-Visor2	3996500	Solskärm (Ti100, Ti110, Ti125, TiR110, TiR125)	819.00
Ti-Visor3	4335377	Skärm till värmekamera	709.00
Ti-Tripod	3511872	Tripod Mounting Base	969.00
Ti-Tripod2	3996517	Tripod Mounting Base (Ti100, Ti110, Ti125, TiR110, TiR125)	1079.00
Ti-Tripod3	4335389	Bastillbehör för stativmontering	899.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	IR-teleobjektiv (Ti32/TiR32)	14558.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	IR-vidvinkelobjektiv (Ti32/TiR32)	14558.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	IR-teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	12499.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	IR-vidvinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	11499.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	4 x IR teleobjektiv	56999.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	IR makroobjektiv, 25 mikrometer	41199.00
Ti-Car Charger	3039779	Billaddare (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	1121.00
Ti20-RBP	2577796	Uppladdningsbart batteri (Ti20)	1739.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Extra batteri (Ti32/TiR32)	1529.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Laddningsenhet (Ti200/Ti300/Ti400)	1599.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Justerbar nackrem	309.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Extra Smart Batteri	1339.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Justerbar handrem	150.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	HDMI videokabel	205.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Linsskydd	150.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Bluetooth headset	779.00
<b>Thermal Imagers IR-Windows</b>			
FLK-050-CLKT	3460346	50 mm IR-fönster i C-serien, Kwik Twist	1699.00
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm IR-fönster i C-serien, Kwik Twist	2199.00
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm IR-fönster i C-serien, Kwik Twist	2999.00
Fluke CV200	4326955	50 mm ir-fönster, dörrlås med vred	2099.00
Fluke CV300	4326962	75 mm ir-fönster, dörrlås med vred	2899.00
Fluke CV301	4338164	75 mm ir-fönster, dörrlås med säkerhetsnyckel	2999.00
Fluke CV400	4326996	100 mm ir-fönster, dörrlås med vred	4099.00
Fluke CV401	4338173	100 mm ir-fönster, dörrlås med säkerhetsnyckel	4199.00
<b>ScopeMeter</b>			
<b>Industriell ScopeMeter</b>			
Fluke 123B/EU	4755659	Industriell ScopeMeter 20MHZ, EU	14490.00
Fluke 123B/INT	4755710	Industriell ScopeMeter 20MHZ, INT	14490.00
Fluke 124B/EU	4755731	Industriell ScopeMeter 40MHZ, EU	17390.00
Fluke 124B/INT	4755793	Industriell ScopeMeter 40MHZ, INT	17390.00
Fluke 125B/EU	4755818	Industriell ScopeMeter 40MHZ, EU	20773.00
Fluke 125B/INT	4755876	Industriell ScopeMeter 40MHZ, INT	20773.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Industriell ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	18357.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Industriell ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	18357.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	21257.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	21257.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	24640.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	24640.00
<b>190-serien ScopeMeter</b>			
Fluke 190-204/EU	3894409	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ EU	44336.00
Fluke 190-204/UN	3894411	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ färg UNI	48266.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ färg EU SCC/paket	48266.00
Fluke 190-204/UN/S	3894482	ScopeMeter 4 kanaler 200 MHZ färg Uni SCC/paket	48266.00
Fluke 190-104/EU	3894540	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ EU	38782.00
Fluke 190-104/UN	3894557	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ färg UNI	38782.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ färg EU SCC/paket	42711.00
Fluke 190-104/UN/S	3894621	ScopeMeter 4 kanaler 100 MHZ färg Uni SCC/paket	42711.00
Fluke 190-062/EU	4025159	ScopeMeter 2 kanaler 60 MHZ färg	27042.00
Fluke 190-062/UN	4025171	ScopeMeter 2 kanaler 60MHZ färg	27042.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	ScopeMeter 2 kanaler färg SCC	30971.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke 190-062/UN/S	4025248	ScopeMeter 2 kanaler 60MHZ färg SCC	30971.00
Fluke 190-102/EU	4025318	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ färg	33231.00
Fluke 190-102/UN	4025329	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ färg SCC	33231.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ färg SCC	37160.00
Fluke 190-102/UN/S	4025390	ScopeMeter 2 kanaler 100MHZ färg SCC	37160.00
Fluke 190-202/EU	4025460	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ färg	37533.00
Fluke 190-202/UN	4025472	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ färg	37533.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ färg SCC	41462.00
Fluke 190-202/UN/S	4025568	ScopeMeter 2 kanaler 200MHZ färg SCC	41462.00
Fluke 190-502/EU	4025623	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZ färg EU	43860.00
Fluke 190-502/UN	4025638	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZ färg UNI	43860.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	ScopeMeter 2 Channel 500 MHZ färg Europe SCC	46259.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	ScopeMeter 2 kanaler 500 MHZ färg Uni SCC/paket	46259.00
Fluke 190-504/EU	4419875	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ EU	47469.00
Fluke 190-504/UN	4419929	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ UNI	47469.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ färg EU SCC/paket	51397.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	ScopeMeter 4 kanaler 500 MHZ färg EU SCC/paket UNI	51397.00

#### Motor Drive Analyzers

Fluke MDA-510	4984691	Motor Drive Analyzer 510, 4-Kanaler, färgskärm	59216.00
Fluke MDA-550	4984706	Motor Drive Analyzer 550, 4-kanaler, färgskärm	68346.00
SVS-500	5011031	Spännings-mätning kit för motoraxel med magnetisk hållare	3642.00
SB-500	5011046	Borst-prober för motoraxel ersätter borstar för SVS-500 och MDA-500	2723.00

#### Tillbehör ScopeMeter

AC120	646163	Krokodilklämmor för krävande ändamål	460.00
AS400	3894880	Probeförlängningsset , för VPS400 prober	1080.00
BB120	646171	Adapterplugg banan till BNC	490.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	449.00
BHT190	3379374	Sats med testadaptrar	3489.00
BP120MH	2544081	NiMH Batteripaket (120 Series/43B)	964.00
BP190	677390	NiMH batteripaket (190-serien)	2058.00
BP290	4025762	Batteripack single för 190-serie II	2259.00
BP291	3894688	Litiumionbatteri med dubbel kapacitet (4 800 mAh)	3298.00
C120	646189	Hård väska (43B/120 serien)	1076.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	1344.00
C125	646858	Mjuk mätärväska	490.00
C190	677401	Hård väska (190-serien)	2580.00
C195	677408	Mjuk väska	2363.00
C290	3894803	Transportväska i stöttåligt material för 190 series II	2099.00
CS20MA	677393	Strömshunt 4-20 mA	957.00
EBC290	3894906	Extern batteriladdare	1021.00
HC120	646668	Krokklämmor	545.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	499.00
HC200	2086410	Krokklämmor	391.00
HH290	3894844	Upphångningskrok, ScopeMeter Series 190 II	685.00
MA190	1567481	Medico tillbehörssats (190-serien)	4543.00
OC4USB	2166266	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (USB)	1623.00
PM8907/807	624764	Batteriladdare/nätspänningsadapter	1188.00
PM8907/808	614039	Batteriladdare/nätspänningsadapter UNIVERSAL (120-Serien)	1438.00
PM9080	1641983	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (RS232)	2713.00
PM9081	916093	Dubbel adapter för banankontakt till BNC honkontakt	501.00
PM9082	916163	Dubbel adapter för bananuttag till hankontakt BNC	501.00
PM9091	935598	Skärmdade BNC-kablar (1.5 m)	1211.00
PM9092	935601	Skärmdade BNC-kablar (0,5 m)	1042.00
PM9093	935593	Adapter för hane BNC till hona BNC	679.00
PM9096/201	651742	Sekundär kännare	3380.00
RS120-III	4023947	Utbytessats av probar	1046.00
RS400	3894867	Ersättningsprobeset för VPS400 prober	816.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	1338.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	4979.00
SCC120E	646684	FlukeView mjukvara + USB kabel + väska (120-Serien)	4680.00
SCC128	2100199	Auto tillbehörssats (120-serien)	7283.00
SCC198	2100208	Auto tillbehörssats (190-serien)	9064.00
SCC190	671826	FlukeView mjukvara + USB kabel + väska (190 serien)	6546.00
SCC290	3894826	Mjukvara och transportväska paket för 190 serien II	3930.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	449.00
STL90	201233	Skyddat testkabelset (120/190-Serien)	2521.00
STL120-III	4023901	Avskärmdade testsladdar	1997.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	1594.00
SW90W	3894923	FlukeView mjukvara	3558.00
TAS90	614187	Auto tillbehörssats (120/190-Serien)	700.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	1646.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	449.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHZ 600V CAT IV	1543.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
VPS101	3086317	1:1 spänningsprobsats, svart, 30 MHz, 1,2 m	2194.00
VPS210-G	3086247	10:1 spänningsprobsats, grå, 200 MHz, 1,2 m	2194.00
VPS210-R	3086235	10:1 spänningsprobsats, 1 röd, 200 MHz, 1,2 m	2194.00
VPS212-G	3086286	10:1 spänningsprobsats, grå, 200 MHz, 2,5 m	2194.00
VPS212-R	3086273	10:1 spänningsprobsats, röd, 200 MHz, 2,5 m	2194.00
VPS220-G	3086300	100:1 spänningsprobsats, grå, 200 MHz, 1,2 m	2194.00
VPS220-R	3086299	100:1 spänningsprobsats, röd, 200 MHz, 1,2 m	2194.00
VPS40-III	4023920	Spänningsprob	1245.00
VPS410-II-B	4276937	Industriellt spänningsprobe-sats 500Mh 10:1 blå	1835.00
VPS410-II-G	4276943	Industriellt spänningsprobe-sats 500Mh 10:1 Grå	1835.00
VPS410-II-R	4276928	Industriellt spänningsprobe-sats 500Mh 10:1 röd	1835.00
VPS410-II-V	4276955	Industriellt spänningsprobe-sats 500Mh 10:1 grön	1835.00
VPS420-R	3894783	Högspänningsprob 100:1 Röd & Svart	2400.00
VPS420-B	4411541	Högspänningsprobe robust; blå/svart	2312.00
VPS420-G	4411565	Högspänningsprobe robust; grå/svart	2312.00
VPS420-V	4411583	Högspänningsprobe robust; grön/svart	2312.00
VPS510-R	4025781	Sats med spänningssonder 500 MHz 10:1, röd	1835.00
VPS510-B	4025796	Sats med spänningssonder 500 MHz 10:1, blå	1835.00
VPS510-G	4025801	Sats med spänningssonder 500 MHz 10:1, grå	1835.00
VPS510-V	4025812	Sats med spänningssonder 500 MHz, 10:1, grön	1835.00

### Elkvalitetsinstrument

Fluke 345	2584181	Strömtång för elkvalitet	15503.00
Fluke 430-II/MA	4779032	430-II Motoranalysator Uppgraderings-Kit	19140.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Elkvalitets och energi analysator (utan tänger)	40423.00
Fluke 434-II	4116638	Elkvalitets och energi analysator	45599.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Elkvalitets och energi analysator/International	45599.00
Fluke 435-II	4116661	Avancerad Elkvalitets och energi analysator	57187.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Avancerad Elkvalitets och energi analysator (utan tänger)	52481.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Elkvalitets och energi analysator/International	57187.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	80816.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	73686.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Elkvalitets och energi analysator/International	75528.00
Fluke 438-II	4778976	Elkvalitets och Motoranalysator	69940.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Elkvalitets och Motoranalysator, utan strömtänger och FC WiFi SD Card	63993.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Elkvalitets och Motoranalysator, utan FC WiFi SD Card	69940.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energilogger, EU/US version (med Fluke Connect)	24250.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energilogger, internationell version (utan Fluke Connect)	24250.00
Fluke 1732/B	4706566	Energilogger, basversion (utan strömtänger)	21766.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Avancerad Energilogger, EU/US version (med Fluke Connect)	27161.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Avancerad Energilogger, internationell version (utan Fluke Connect)	27161.00
Fluke 1734/B	4706582	Avancerad Energilogger, basversion (utan strömtänger)	24735.00
Fluke 1736/EUS	4534519	3-fas Effektlogger, EU/US version	39478.00
Fluke 1736/B	4563561	3-fas Effektlogger, Basversion (inga flexätänger)	38229.00
Fluke 1736/INTL	4563550	3-fas Effektlogger, Internationell version (ej FC)	39478.00
Fluke 1738/EUS	4563577	3-fas Effektlogger, EU/US avancerad version	47426.00
Fluke 1738/B	4588378	3-fas Effektlogger, avancerad version(inga flexätänger)	39478.00
Fluke 1738/INTL	4588384	3-fas Effektlogger, Internationell avancerad version (ej FC)	44249.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	34391.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	34391.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Elkvalitetslogger utan iFlex, EUS version	31439.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	34391.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	34391.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Elkvalitetslogger utan iFlex, INTL version	31439.00
1742-6/Upgrade	4920964	1742 till 1746 Uppgradering	16817.00
1742-8/Upgrade	4920973	1742 till 1748 Uppgradering	31115.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	47184.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	47184.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Elkvalitetslogger utan iFlex, EUS version	44231.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	47184.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	47184.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Elkvalitetslogger utan iFlex, INTL version	44231.00
1746-8/Upgrade	4920986	1746 till 1748 Uppgradering	16817.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	58992.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	58992.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Elkvalitetslogger utan iFlex, EUS version	56040.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	58992.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	58992.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Elkvalitetslogger utan iFlex, INTL version	56040.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	122044.00
Fluke 1760	2630744	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	141415.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	167243.00
Fluke 1760TR	2637634	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	186615.00
Fluke VR1710	3030923	Mätare av spänningskvalitet för enfasssystem	7538.00



Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
C1740	4116762	Softcase for 174X and 43X-II PQ analyzer	1995.00
C437-II	4116743	Hård väska för 430 Series II ned hjul	4692.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	1839.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	56156.00
<b>Tillbehör elkvalitetsinstrument</b>			
1743/1744 Poleset	3024485	Monteringssett (Fluke 1743/1744)	371.00
3140R	2650136	Strömtångadapter, 400 A	4284.00
3210-PR-TF-II	4531769	1000A Fluke 1750 tunn flexi 61cm	5506.00
3310-PR-TF-II	4531778	5000A Fluke 1750 tunn flexi 61cm	7710.00
3312-PR-TF-II	4531784	5000A Fluke 1750 tunn flexi 122cm	9223.00
BP120MH	2544081	NiMH Batteripaket (120 Series/43B)	964.00
BE345	2839604	Batterieliminatör (Fluke 345)	1459.00
BP1730	4389436	Li Ion batteripack 3.7V 2500mAh (1730)	374.00
C120	646189	Hård väska (43B/120 serien)	1076.00
C17xx	4637381	FLUKE-17xx Mjuk väska	1221.00
CS1750	2673962	Hård väska (Fluke 1750)	2585.00
1730 Hanger	4358028	Magnetupphängningskit (1730)	523.00
1730 Cable	4395217	Kabel, AUX ingångskabel (1730)	262.00
1750/Case	2650124	Hård väska (Fluke 1750)	5727.00
1750/Seat-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	11334.00
1750/Site-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	56789.00
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-fase Fluke 1735 & 1745 tunn flexi sett	16048.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-fase Fluke 1743/4 tunn flexi sett	17506.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A 1fase Fluke 1735 & 174X tunn flexi	4014.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	AUX-ingång adapter, 173X	1258.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Testkabel för Fluke 173x; 0.1m	396.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-fase 36-INCH tunn flexi sett	14779.00
GPS430-II	4693802	GPS Time Synchronization Module (430-II Series)	15481.00
GPS-Time Sync	2539223	GPS Time Synchronization Module (Fluke 1760)	3975.00
i17XX-flex1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 inch	1729.00
i17XX-flex3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 inch	1837.00
i17XX-flex6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 inch	1944.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 inch, 3 pack	4969.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 inch, 3 pack	5294.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 inch, 3 pack	5617.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A, 12 inch, 4 PACK	6483.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx IFLEXi 3000A, 24 inch, 4 PACK	6915.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A, 36 inch, 4 PACK	7346.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	sats med ministrömklämmor	5053.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	sats med ministrömklämmor för 3-fas	4985.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	sats med ministrömklämmor för 4-fas	6705.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	1-fA 5A/50A Mini-Strömtångset för PQ	5053.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	sats med ministrömklämmor för 3-fas	4985.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	sats med ministrömklämmor för 4-fas	6705.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	sats med ministrömklämmor för 3-fas	4893.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	sats med ministrömklämmor för 4-fas	6705.00
i40S-EL	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL Strömtång	2160.00
i40S-EL/3pk	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL Strömtång, 3 pack	6159.00
i400	2277225	AC-strömtång (400 A)	1534.00
i400s	2277202	AC-strömtång (400 A)	2832.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	6000A Fluke 430 tunn flexi 61cm	3876.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	6000A Fluke 430 tunn flexi 61cm 4 stk.	11628.00
i5s	2508467	Strömtång AC (5 A)	5201.00
i5S-PR	3949761	1750, 5A Strömtång	3000.00
i5sPQ3	2457508	AC-Strömtång (5 A), 3-pack	12393.00
IEEE519/REPORT	4589748	Programvarulicens för IEE519 rapportering	5301.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Magnetprober med 4mm banan-anslutning, 4-pack	954.00
MBX USB-RS232	2539565	EP0328Z, USB till Serial RS232 Adapter	392.00
OC4USB	2166266	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (USB)	1623.00
PM9080	1641983	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (RS232)	2713.00
TLS430	2157713	Testsladdar och krokodilklämmor (4 svarta, 1 grön) - 430-serien	1227.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Strömtransformator med klämma 10A/1A (Fluke 1760)	3570.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Strömtransformator med klämma 50A/5A (Fluke 1760)	3570.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Strömtransformator med klämma 200A/20A (Fluke 1760)	3570.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Tunn Flexi 45cm (18in)	4324.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Tunn Flexi 61cm (24in)	4324.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Tunn Flexi 91cm (36in)	8647.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	EP0326Z, Dolphin Clip, Röd	192.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	A550500510, RS232 Cross Link Cable, 3M	387.00
TPS Shunt 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	2163.00
TPS Shunt 20MA	2540553	ac/dc-shunt 20mA (Fluke 1760)	3050.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Spänningsprobar 10V (Fluke 1760)	2819.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Spänningsprobar 100V (Fluke 1760)	2819.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Spänningsprobar 400V (Fluke 1760)	2846.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
TPS Voltprobe 600V	2540697	Spänningsprobar 600V (Fluke 1760)	2846.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Spänningsprobar 1000V (Fluke 1760)	4794.00
VL1735/45	3276205	Banana 4-Fas Spänning testset för Fluke-1735/45	2291.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	204.00
IP65 Adapter Set	4946241	IP65-klassad Spänningskontakt	2075.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	2075.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 Pack	4974.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 Pack	6631.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	2075.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 Pack	4974.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 Pack	6631.00
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	2482.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 Pack	5798.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 Pack	7455.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi Förlängningskabel, 5m	1241.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Test sladd set; 1000V CAT III, Ej-stack koppl.; 0.18 m; Röd/Svart	329.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Upphångnings-Kit	591.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	GPS-mottagningsantenn	3397.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kabelmarkeringskit, 05MM	495.00
MP1-3R/1B	4944790	3 röd/1 svart Magnetprobe för 4 mm banan	824.00

### Vibrationstestare

Fluke 805	4094385	Vibrationsmätare	15955.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibrationsmätare med Fluke Connect	15955.00
Fluke 805/ES	4636786	Extern Vibrationsensor	10506.00
Fluke 810	3542635	Vibrationsmätare	90917.00
Fluke 820-2	4550041	LED-stroboskop	8976.00
Fluke 830	4454396	Laser uppriktningsverktyg	72283.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Magnetfäste	8271.00
Fluke 830/Shims	4551330	Laser uppriktningsverktyg, distanser	8271.00
810S	3530828	Sensor	14501.00
810QDC	3530837	Snabb urkopplingsbar kabel	1399.00
810SMM	3530862	Magnetsensorfäste	1967.00
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	285.00
SBP-810	3530843	Smart Battery Pack	2399.00
Fluke-810PA	3986002	AC-adapter med internationell anslutning-set	752.00

### Processkalibratorer

#### 700-serien processkalibratorer

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	35905.00
Fluke 705	665091	Loopkalibrator	7123.00
Fluke 707	1617262	Loopkalibrator	8351.00
Fluke 707Ex	2032187	Egensäker loopkalibrator	11167.00
Fluke 709	4234350	Precisions loopkalibrator	8021.00
Fluke 709H	4234361	Precisions HART loopkalibrator	13237.00
Fluke 710	4991049	Loopkalibrator för ventiltestning med HART	22530.00
Fluke 712B	4387857	RTD temperaturkalibrator	10206.00
Fluke 714B	4387869	TC temperaturkalibrator	10206.00
Fluke 715	620101	Volt/mA-kalibrator	12765.00
Fluke 717 1G	2547166	Tryckkalibrator (68.9 mbar)	13983.00
Fluke 717-15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	13983.00
Fluke 717 100G	1630430	Tryckkalibrator (7 bar)	13983.00
Fluke 717 30G	662897	Tryckkalibrator (2 bar)	14501.00
Fluke 717 300G	2547175	Tryckkalibrator (20 bar)	13983.00
Fluke 717 500G	2547182	Tryckkalibrator (34.7 bar)	13983.00
Fluke 717 1000G	2547194	Tryckkalibrator (69 bar)	13983.00
Fluke 717 1500G	2547203	Tryckkalibrator (103.4 bar)	15196.00
Fluke 717 3000G	2547215	Tryckkalibrator (207 bar)	15485.00
Fluke 717 5000G	2547232	Tryckkalibrator (345 bar)	15485.00
Fluke 717-10000G	4058813	Tryckkalibrator (690 bar)	15196.00
Fluke 718 30G	665075	Tryckkalibrator (2 bar)	26077.00
Fluke 718 1G	2547148	Tryckkalibrator (68.9 mbar)	27170.00
Fluke 718 100G	665080	Tryckkalibrator (7 bar)	26077.00
Fluke 718 300G	2547153	Tryckkalibrator (20 bar)	27170.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Egensäker Tryckkalibrator (2 bar)	33562.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Egensäker tryckkalibrator (7 bar)	33562.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Egensäker tryckkalibrator (20 bar)	33562.00
Fluke 719 30G	3315332	Elektrisk tryckkalibrator (2 bar)	33496.00
Fluke 719 100G	3315344	Elektrisk tryckkalibrator (7 bar)	33496.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Elektrisk tryckkalibrator, 2 bar	29900.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Elektrisk tryckkalibrator, 10 bar	29900.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Elektrisk tryckkalibrator, 20 bar	29900.00
Fluke 720URTD	4382695	Universell RTD adapter, Fluke-719PRO och Fluke 721	1548.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke-721-1601	4353241	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 6.9 bar	18903.00
Fluke-721-1603	4353283	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 20 bar	18903.00
Fluke-721-1605	4353327	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 34 bar	18903.00
Fluke-721-1610	4353366	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 69 bar	18549.00
Fluke-721-1615	4353401	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 103 bar	18903.00
Fluke-721-1630	4353447	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 200 bar	18549.00
Fluke-721-1650	4353486	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 345 bar	18549.00
Fluke-721-3601	4353252	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 6.9 bar	18903.00
Fluke-721-3603	4353290	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 20 bar	18903.00
Fluke-721-3605	4353330	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 34 bar	18903.00
Fluke-721-3610	4353375	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 69 bar	18903.00
Fluke-721-3615	4353412	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 103 bar	18549.00
Fluke-721-3630	4353458	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 200 bar	18903.00
Fluke-721-3650	4353499	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 345 bar	18903.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 100 PSIG	26315.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 300 PSIG	26315.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 500 PSIG	26315.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 1000 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 1500 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 3000 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 5000 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 100 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 300 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 500 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 1000 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 1500 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 3000 PSIG	25823.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Premium Hydraulisk testpump-kit	25823.00
Fluke 724	1553041	Temperaturkalibrator	21809.00
Fluke 725	664133	Multifunktionell processkalibrator	30704.00
Fluke 725Ex	2098179	Egensäker multifunktionskalibrator	37189.00
Fluke 726	2452080	Multifunktionskalibrator	34849.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Automatisk tryckkalibrator, w/FC (2 Bar)	82481.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Automatisk tryckkalibrator, w/FC (10 Bar)	82481.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Automatisk tryckkalibrator, w/FC (20 Bar)	82481.00
Fluke 729 30G	4856990	Automatisk tryckkalibrator (2 Bar)	80469.00
Fluke 729 150G	4856983	Automatisk tryckkalibrator (10 Bar)	80469.00
Fluke 729 300G	4856976	Automatisk tryckkalibrator (20 Bar)	80469.00
Fluke 729/750SW BU	4972518	Automatisk tryckkalibrator, w/DPC Track2 Bundle	96826.00
Fluke 753 EU	4411027	Documenting Process Calibrator	53077.00
Fluke 754 EU	4400387	Documenting Process Calibrator	66911.00
Fluke 771	2646347	Procesströmtång för mA	5500.00
Fluke 772	3362352	Procesströmtång för mA	7800.00
Fluke 773	3362365	Procesströmtång för mA	10989.00
Fluke 787B	4777186	Processmultimeter	10118.00
Fluke 789/E	3977194	ProcessMeter	11108.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	processmultimeter 789 och FC IR3000 adapter	10546.00

<b>Tryckmoduler</b>			
Fluke-700G01	4353523	Tryckmätare -10" till 10" WC (27 mbar)	7042.00
Fluke-700G02	4353538	Tryckmätare -30" till 30" WC (69 mbar)	7042.00
700G04	4096972	Tryckmätare, +/- 1 bar	7051.00
700G05	4097514	Tryckmätare, 2 bar	7051.00
700G06	4097538	Tryckmätare, 6.9 bar	7051.00
700G07	4097561	Tryckmätare, 34 bar	7051.00
700G08	4097592	Tryckmätare, 69 bar	7051.00
700G27	4097545	Tryckmätare, 20 bar	7051.00
700G29	4097605	Tryckmätare, 200 bar	7256.00
700G30	4097610	Tryckmätare, 345 bar	7256.00
700G31	4097622	Tryckmätare, 690 bar	7256.00
Fluke-700GA4	4353545	Tryckmätare, 1 bar absolut	7042.00
Fluke-700GA5	4353550	Tryckmätare, 2 bar absolut	7042.00
Fluke-700GA6	4353561	Tryckmätare, 6.9 bar absolut	7042.00
Fluke-700GA27	4353577	Tryckmätare, 20 bar absolut	7042.00
700HTPK	4124358	Hydrauliskt testpumpkit, 0 till 69 bar	9891.00
Fluke 700HTPK2	4623314		14990.00
Fluke 700MTH	4623345	Premium Metrisk tryck testslang	5622.00
Fluke 700M20TH	4623338	Premium M20 tryck testslang	5517.00
700PCK	100062	Kalibreringssats tryckmodul	12827.00
Fluke 700PTPK	4124364	Hydrauliskt testpumpkit, 0 till 41 bar	5243.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Premium pneumatisk testpump-kit	14110.00
700G/TRACK	4123225	Dataloggningkabel och programvara	3906.00
Fluke-700RGO5	4353589	Tryckmätare, Referens, +2 bar	7402.00
Fluke-700RGO6	4353592	Tryckmätare, Referens, 6.9 bar	7402.00
Fluke-700RGO7	4353605	Tryckmätare, Referens, 34 bar	7402.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke-700RG08	4353610	Tryckmätare, Referens, 69 bar	7402.00
Fluke-700G10	4353654	Tryckmätare, 140 bar	7042.00
Fluke-700RG29	4353622	Tryckmätare, Referens, 200 bar	8044.00
Fluke-700RG30	4353631	Tryckmätare, Referens, 345 bar	7896.00
Fluke-700RG31	4353646	Tryckmätare, Referens, 690 bar	8044.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Premium trycksändar testslang	5622.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Premium trycksändar testslang kit 10K	6559.00
750P00	4352270	Mätartryckmodul (0 - 2.5 mbar)	15631.00
750P01	4352281	Mätartryckmodul (0 - 2.5 mbar)	12079.00
750P02	4352750	Mätartryckmodul (0 - 70 mbar)	11854.00
750P22	4352296	Mätartryckmodul (0 - 70 mbar)	11854.00
750P03	4352738	Mätartryckmodul (0 - 350 mbar)	11854.00
750P23	4352308	Mätartryckmodul (0 - 350 mbar)	12079.00
750P04	4352313	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	12079.00
750P24	4352324	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	12079.00
750P05	4352336	Mätartryckmodul (0 - 2 bar)	12079.00
750P06	4352349	Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	12079.00
750P27	4352351	Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	12079.00
750P07	4352360	Mätartryckmodul (0 - 35 bar)	12079.00
750P08	4352372	Mätartryckmodul (0 - 70 bar)	12079.00
750P09	4352385	Mätartryckmodul (0 - 100 bar)	12079.00
750P2000	4352397	Mätartryckmodul (0 - 140 bar)	12079.00
750P29	4352403	Mätartryckmodul (0 - 200 bar)	19181.00
750P30	4352415	Mätartryckmodul (0 - 340 bar)	19181.00
750P31	4352426	Mätartryckmodul (0 - 700 bar)	19181.00
750PA3	4352432	Mätartryckmodul (0 - 350 mbar)	13961.00
750PA4	4352444	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	13961.00
750PA5	4352459	Mätartryckmodul (0 - 2 bar)	13961.00
750PA6	4352467	Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	13961.00
750PA27	4352471	Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	13700.00
750PA7	4352480	Mätartryckmodul (0 - 35 bar)	13961.00
750PA8	4352498	Mätartryckmodul (0 - 70 bar)	13687.00
750PA9	4352500	Mätartryckmodul (0 - 100 bar)	13431.00
750PV3	4352517	Mätartryckmodul (-350 mbar)	13431.00
750PV4	4352521	Mätartryckmodul (-1 bar)	13687.00
750PD2	4352539	Mätartryckmodul (-70 - 70 mbar)	13687.00
750PD3	4352542	Mätartryckmodul (-350 - 350 mbar)	13687.00
750PD10	4352556	Mätartryckmodul (-700 - 700 mbar)	13431.00
750PD4	4352563	Mätartryckmodul (-1 - 1 bar)	13687.00
750PD5	4352574	Mätartryckmodul (-1 - 2 bar)	13687.00
750PD50	4352588	Mätartryckmodul (-1 - 3.5 bar)	13431.00
750PD6	4352595	Mätartryckmodul (-1 - 7 bar)	13687.00
750PD7	4352602	Mätartryckmodul (-1 - 14 bar)	13687.00
750PD27	4352616	Mätartryckmodul (-1 - 20 bar)	13687.00
750R04	4352625	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	13431.00
750R06	4352633	Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	13687.00
750R27	4352640	Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	13431.00
750R07	4352657	Mätartryckmodul (0 - 35 bar)	13687.00
750R08	4352669	Mätartryckmodul (0 - 70 bar)	13431.00
750R29	4352678	Mätartryckmodul (0 - 200 bar)	20471.00
750R30	4352684	Mätartryckmodul (0 - 340 bar)	20088.00
750R31	4352691	Mätartryckmodul (0 - 700 bar)	20088.00
750RD5	4352706	Mätartryckmodul (-1 - 2 bar)	15038.00
750RD6	4352714	Mätartryckmodul (-1 - 7 bar)	15038.00
750RD27	4352723	Mätartryckmodul (-0.8 - 20 bar)	15038.00
750P01Ex	4558658	Ex Mätartryckmodul (0 - 25 mbar)	23641.00
750P24Ex	4558686	Ex Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	23641.00
750P05Ex	4558664	Ex Mätartryckmodul (0 - 2 bar)	23641.00
750P06Ex	4558673	Ex Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	23641.00
750P27Ex	4558699	Ex Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	23641.00
750P09Ex	4558725	Ex Mätartryckmodul (0 - 100 bar)	23641.00
750P29Ex	4558702	Ex Mätartryckmodul (0 - 200 bar)	40387.00
750PA4Ex	4558716	Ex Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	25611.00
<b>Tillbehör processkalibrer</b>			
700HTH-1	2811795	Hydraulisk testslang	8547.00
700ILF	1566730	Ledningsfilter	977.00
700LTP-1	2811763	Lågtryckstestpump	9252.00
700-IV	202561	Strömshunt	4513.00
700PMP	617131	Tryckpump (10 bar)	6363.00
700PRV-1	2811808	Tryckutjämningsventil för 700HTP	10086.00
700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpump	8229.00
700SC	667425	Seriell gränssnittskabel (Fluke 725/725Ex/726)	2149.00
700TC1	620119	Pluggsatser termoelement (10 typer)	1294.00
700TC2	620127	Pluggsatser termoelement (5 typer)	1062.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
Fluke 720RTD	4366669	RTD probe för 721 och 719PRO	2500.00
787CAL 230	662996	Kalibreringsmodul (Fluke 787)	10289.00
BC7217	668217	Batteriladdare	2916.00
BE9005 240	946652	Batterieliminatör	2500.00
BP7235	668225	NiMH Batteripaket	2500.00
C700	606928	Hård väska (700-serien)	3232.00
C789	946694	Mjuk mätarväska	1764.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2621.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1503.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	11098.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	461.00
BP7240	4022220	753/754 reservbatteri	1685.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2-mjukvara	33703.00
BC7240	4022655	Batteriladdare (753/754)	444.00
HART Drywell Cable	2111088	Kabel kit, HART DRYWELLCONTROL	1439.00
Fluke-71x	3345825	Slangset	881.00
Fluke 700TLK	3829398	Process Testsladdset	1354.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Mjukvara till 709H med kabel	4104.00
Fluke 720URTD	4382695	Universell RTD adapter, Fluke-719PRO och Fluke 721	1548.00
754HCC	3829410	HART-Communication Cable	900.00
Fluke-71X-TRAP	4380747	Väske och smutsuppsamlare för 718 och 719 PRO	3041.00

## Allmänna tillbehör

Testsladdar, probar och klämmor			
80K-15	618113	Högspänningsprob	2647.00
AC175	4101772	Gängad Alligatorkläm-set	254.00
AC220	1610103	SureGrip krokodilklämset	435.00
AC280	1610115	SureGrip krokklämset	321.00
AC283	1610144	SureGrip tångklämset	398.00
AC285	1610159	SureGrip krokodilklämset	208.00
AC285-FTP	4073928	Alligator Clips och adaptera (FTP-1, FTPL-1)	251.00
AC288	4617784	SureGrip™ Plintprobe	381.00
AC87	1278079	Extra kraftiga samlingskne-klämmor	446.00
AC89	873448	Isoleringsbrytande testklämma för krävande ändamål	475.00
BP980	1616807	Dubbel-banankontakt-set	487.00
FTP-1	3869437	Avsäkrat testprobset	926.00
FTPL-1	3869443	Avsäkrat testprobset med testsladdar	1176.00
H900	1616818	Testkabel-hållare	268.00
Leadwrap	4083525	Kardborrband i nylon för testsladdar , 3 pack	95.00
T5-Kit	3971169	Tillbehörsutrustning för T5	499.00
T5-RLS	4089137	Ersättning Testsladdset (T5)	215.00
TL175	3521976	Testsladdar	277.00
TL175E	3565554	Testsladdar 4mm	299.00
TL220-1	3971178	Testkabel kit industri	740.00
TL221	2003602	SureGrip förlängningskabelset	306.00
TL222	2003616	SureGrip silikontestkabelset	306.00
TL223-1	3971184	SureGrip Electrical Test Lead Set	728.00
TL224	1610198	SureGrip silikontestkabelset	299.00
TL225-1	3971191	Adaptersats SureGrip	1030.00
TL238	2132831	SureGrip högenergi testsladdset	737.00
TL27	668571	Testkabelset för krävande ändamål	321.00
TL40	1590606	Testledningsset med förlängningsbar spets	474.00
TL71-1	3971207	Testkabelset	254.00
TL75-1	3971218	Testkabelset med hårda spetsar	230.00
TL76	2032684	Allt-i-ett testkabelset	385.00
TL80A-1	3971229	Grundsats testkablar	713.00
TL81A	1277073	Lyxsats elektroniska testkablar	1592.00
TL910	1616632	Elektronik testkabelset (med utbytbara spetsar)	737.00
TL930	1616671	Testsladd (60 cm)	160.00
TL932	1616680	Testsladd (90 cm)	180.00
TL935	1616698	Testsladd-set (60, 90, 120 cm)	531.00
TL940	1616705	Testkablar med mini-krok	180.00
TL950	1616710	Testkablar med mini-gripklo	321.00
TL960	1616722	Testkablar med mikro-krok	180.00
TL970	1616793	Testkabel-set med krok och gripklo	713.00
TLK1550-RTL	4112351	Itgrerad testsladd och 10kV klämma	2292.00
TLK220	2097022	SureGrip Tillbehörsutrustning	1415.00
TLK-225	3971234	Huvudtillbehör SureGrip	1534.00
TLK281-1	3971241	Autotestkabelset	1361.00
TLK-282-1	3971252	Autotestkabelset	1726.00
TLK287	3045631	Elektronisk Master testkabelsats	1754.00
TLK289	3092521	Industrial Master testkabelsats	1754.00
TLK290	2435092	Testprobset	571.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
TLK291	2435108	Testprobpaket med säkring	585.00
TP1-1	3971265	Testprob slim reach	160.00
TP175	3521983	TwistGuard test Probes, 2MM dia probspets	168.00
TP175E	3565568	TwistGuard Testprober, 2mm dia probspets med 4mm adapter	204.00
TP2-1	3971283	Testprob slim reach	172.00
TP220-1	3971276	Testprobset SureGrip	172.00
TP38	1541636	Slim Reach testprob (isolerad)	160.00
TP74	1541649	Lantern Tip Testprobar	180.00
TP80	873455	Elektroniska testprobar	360.00
TP912	1616644	Ersättningsspetsar för TL910	306.00
TP920	1616659	Testprob, adapterset	487.00

#### Strömtänger

80i-110s	114519	AC/DC-strömtång (100 A)	7648.00
i1000s	1568487	AC-strömtång (1000 A)	6582.00
i1010	617735	AC/DC-strömtång (1000 A)	4602.00
i1010 Kit	2096998	AC/DC strömtång (1000A) med mjuk väska	4752.00
i200	664755	AC-strömtång (200 A)	1592.00
i2000 flex	2584912	AC-flexströmtång (2000 A)	3068.00
i200s	664760	AC-strömtång (200 A)	2654.00
i30	2584920	AC/DC-strömtång (30A)	4131.00
i3000 flex-4PK	2696367	AC-strömtång (3000 A), 4-pack	13422.00
i3000s	657202	AC-strömtång (3000 A)	7021.00
i3000s flex-24	2584888	AC-flexströmtång (3000A), 610 mm	4752.00
i3000s flex-36	2584901	AC-flexströmtång (3000A), 915 mm	5661.00
i30s	2584935	AC/DC-strömtång (30A)	5665.00
i310s	2840309	AC/DC-strömklämma (300 A)	3463.00
i400	2277225	AC-strömtång (400 A)	1534.00
i400s	2277202	AC-strömtång (400 A)	2832.00
I40S-PR (1750)	3949777	40A Strömtång (1750)	3667.00
i410	617727	AC/DC-strömtång (400 A)	2596.00
i410 Kit	2097005	AC/DC strömtång (400A) med mjuk väska	2989.00
i6000s flex-24	2840311	AC-strömklämma (6000 A)	6092.00
i6000s flex-36	2840327	AC-strömklämma (6000 A)	6974.00
i800	2840283	AC-strömklämma (800 A)	2240.00

#### Temperaturl tillbehör

80AK-A	2747812	Adapter termoelement	294.00
80BK-A	2747801	Integrerad temperaturprob för digitala multimetrar (typ K)	331.00
80CJ-M	833046	Mini-hankontakter (Typ J)	225.00
80CK-M	779942	Mini-hankontakter (Typ K)	225.00
80PJ-1	1288191	Universalprob (Typ J)	244.00
80PJ-9	1288218	Universalprob (Typ J)	658.00
80PJ-EXT	1288234	Set förlängningskablar (Typ J)	585.00
80PK-1	750422	Universalprob (Typ K)	323.00
80PK-10	3439199	Rörklämma temperaturprob (Typ K)	2346.00
80PK-11	2724500	Velcro temperaturprob	384.00
80PK-18 Kit	3448859	Rörklämma temperaturprob satz	3840.00
80PK-22	2098684	Doppprob	1030.00
80PK-24	2098691	Luftprob	1343.00
80PK-25	2098706	Insticksprob	1215.00
80PK-26	2098714	Universalprob	1343.00
80PK-27	2098723	Ytprob för industrin	3776.00
80PK-3A	874610	Ytprob (Typ K)	2203.00
80PK-8	200360	Rörklämma temperaturprob (Typ K)	1887.00
80PK-9	1288229	Universalprob (Typ K)	658.00
80PK-EXT	1288241	Set förlängningskablar (Typ K)	585.00
80PR-60	2148313	RTD temperatur prob (Fluke 66/68)	737.00
80PT-25	2104397	Insticksprob	1094.00
80PT-EXT	1288252	Set förlängningskablar (Typ T)	585.00
80T-150UA	3190456	Universell temperaturprob (för DMM)	2936.00
80TK	736736	Thermoelementmodul (Typ K)	1474.00

#### Väskor och hölster

C10	897744	Mätarhölster	251.00
C100	827055	Hård väska för mätare och tillbehör	650.00
C101	2437514	Hård väska	614.00
C115	2826063	Mjuk mätarväska	585.00
C116	2826074	Mjuk mätarväska	698.00
C120	646189	Hård väska (43B/120 serien)	1076.00
C125	646858	Mjuk mätarväska	490.00
C12A	930529	Mjuk mätarväska	297.00
C150	4111540	Mjuk mätarväska	280.00
C1600	2091049	Väska för mätare och tillbehör	387.00
C1620	4359042	Transportväska	2002.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
C190	677401	Hård väska (190-serien)	2580.00
C195	677408	Mjuk väska	2363.00
C20	708396	Hård mätarväska	644.00
C23	1663209	Mjuk mätarväska	251.00
C25	681114	Mjuk mätarväska	550.00
C280	3182785	Mjuk mätarväska	650.00
C33	1664120	Mjuk mätarväska	277.00
C345	3311173	Mjuk bärväska	793.00
C35	2826056	Mjuk mätarväska	455.00
C43	1663230	Mjuk mätarväska	812.00
C50	762823	Mjuk mätarväska	401.00
C510	1547885	Mätarfodral av läder	760.00
C520A	1629104	Mjuk mätarväska	589.00
C550	1547919	Verktygsväska	1231.00
C75	865535	Mjuk tillbehörsväska	170.00
C781	619988	Mjuk mätarväska	898.00
C789	946694	Mjuk mätarväska	1764.00
C799 Softcase	4021731	Field Softcase för 75X	811.00
C800	896220	Hård väska för mätare och tillbehör	662.00
C90	466029	Mjuk mätarväska	403.00
CXT170	3352567	Extrem väska	1750.00
CXT280	3352571	Extrem väska	1750.00
CXT80	3352559	Extrem väska	1750.00
CXT1000	4628917	Hård väska	1750.00
FLUKEPACK30	4983088	Professional Verktygs ryggsäck	1699.00
H3	1608458	Hölster (330 serien)	404.00
H5	649365	Hölster för eltestare (Fluke T5)	312.00
H6	2152040	Hölster för 60-serien/561	284.00
H-T6	4910585	T6 Hölster	312.00
H15	4111533	Hölster för T100-serien	275.00
H80M	2138458	Hölster + magnethållare	414.00
<b>Auto tillbehör</b>			
BP880	2150594	Banankontakt BNC till hona med dubbelstack	143.00
BP881	2151015	Banankontakt BNC till hane med dubbelstack	168.00
PV350	919811	Tryckvakuummodul	2989.00
RPM80	880849	Induktiv kännare	946.00
SCC128	2100199	Auto tillbehörssats (120-serien)	7283.00
SCC198	2100208	Auto tillbehörssats (190-serien)	9064.00
STL90	201233	Skyddat testkabelset (120/190-Serien)	2521.00
TAS90	614187	Auto tillbehörssats (120/190-Serien)	700.00
TL28A	1273185	Självverkande testkabelset	531.00
TL82	2150636	Autoadapterset för stift och uttag	1159.00
TP40	1567573	Autospetsprober (fem) (4 mm)	384.00
TP81	2149098	Isoleringsbrytande testklämmor (4 mm)	526.00
TP82	2149080	Isoleringsbrytande testklämmor (4 mm)	526.00
TP88	2149102	Testpinnar med styv baksida	134.00
<b>Övriga tillbehör</b>			
80K-40	382846	Högspänningsprob	2769.00
80K-6	532424	Högspänningsprob	1490.00
EBC290	3894906	Extern batteriladdare	1021.00
FOM	200428	Mätare optiska fibrer	5766.00
FOS-850	200433	Ljuskälla för fiberoptik	3474.00
FOS-850/1300	200441	Ljuskälla för fiberoptik	8540.00
L200	2096346	Problampa	225.00
L205	2098588	Lampa för keps	281.00
L206	2098595	Lampa med spännband för keps	381.00
L210	2096379	Problampa + Prob förlängare	384.00
L215	2096368	SureGrip -utrustning med problampa och -förlängare	867.00
LVD1	4571403	Spänningsdetektor med lampa	335.00
LVD2	2740300	Spänningsdetektor med lampa	335.00
MC50	2092300	MeterCleaner rengöringsservett (50-pack)	867.00
MC6	2092212	MeterCleaner rengöringsservett (6-pack)	119.00
PV350	919811	Tryckvakuummodul	2989.00
SV225	3100477	Läckspänningsadapter	648.00
TPAK	1281997	ToolPak, upphängningssats för mätare	403.00
FL-45 EX	4972422	En lampa i pennstorlek som får plats i fickan.	499.00
FL-120 EX	4972431	En allmän handhållen version med låg och hög ljusstyrka.	749.00
FL-150 EX	4972446	En version för verktygsbältet med tre ljusstyrkor: låg hög och blinkande.	899.00
HL-200 EX	4972410	En stark pannlampa med två lägen för skyddshjälmen.	899.00

Modell	Art. nr	Beskrivning	SEK
<b>Säkringar</b>			
943121	943121	Säkring, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	45.30
803293	803293	Säkring, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	83.30
830828	830828	Säkring, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	83.70
2279339	2279339	Säkring, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	107.50
740670	740670	Säkring, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	35.10
<b>Mjukvara</b>			
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	1503.00
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	2621.00
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms mjukvara + kabel (8845A/8846A)	2846.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	1515.00
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Uppgradering	1320.00
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	461.00
SCC120E	646684	FlukeView mjukvara + USB kabel + väska (120-Serien)	4680.00
SCC120F	646692	FlukeView Forms mjukvara + kabel + väska (Fluke 123)	4591.00
SCC190	671826	FlukeView mjukvara + USB kabel + väska (190 serien)	6546.00
SW90W	3894923	FlukeView mjukvara	3558.00

## Fluke Sverige AB

Solna Strandväg 78

17154 Solna

Tlf: 08-5663 7400

Fax: 08-5663 7401

E-mail: [info@se.fluke.nl](mailto:info@se.fluke.nl)

Internet: [www.fluke.se](http://www.fluke.se)

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Swedish

Rev. 37

Priser kan ändras utan varning. Vi reserverar oss mot tryckfel.

16 Alla priser är vägledande priser, exkl moms.