

# Testinstrument Prislista

03-01-2023

Model	Article Nr.	Description	SEK
<b>Fluke Connect</b>			
<b>Fluke Connect - 3000 Series</b>			
FLK-3000FC	4401595	FC trådlös digital multimeter	3902
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kombinationspaket med tillbehörset för elektriker	5585
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Kombinationspaket för elektronik med tillbehörset	4947
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Fluke 3000FC med TPAK upphängningssats för mätare	4149
FLK-A3000FC	4401588	FC Trådlöst AC strömtångs modul	2438
FLK-A3000FC KIT	4465618	FC Trådlöst grundkit med A3000	5530
FLK-A3001FC	4459439	FC Trådlös iFlex AC ström modul	2763
FLK-A3001FC KIT	4465665	FC trådlöst grundkit med i3000	5854
FLK-A3002FC	4459442	FC trådlös AC/DC ström modul	1626
FLK-A3003FC	4629295	FC Trådlös 2000 A DC-strömtång	7779
FLK-A3004FC	4629301	FC Trådlös 4-20 mA DC-strömtång	8947
FLK-T3000FC	4401563	FC Trådlös K-type temperatur modul	2438
FLK-T3000FC KIT	4465652	FC Trådlöst grundkit med T3000	5530
FLK-V3000FC	4401556	FC Trådlöst AC spännings modul	2601
FLK-V3000FC KIT	4465641	FC Trådlöst grundkit med V3000	5530
FLK-V3001FC	4459421	FC trådlös DC spänning modul	2601
FLK-V3001FC KIT	4467777	FC Trådlöst grundkit med V3001	5530
<b>Fluke Connect - Accessories</b>			
FLUKE-IR3000FC	4460436	KOPPLINGS modul, INFRARÖD, FC	1714
<b>Digital Multimeters</b>			
<b>110 Series Multimeters</b>			
C50	762823	MJUKVÄSKA	546
FLUKE-113 EUR	3088053	Multimeter med sann RMS	1837
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimeter med sann RMS	2334
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimeter med sann RMS	2771
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimeter med sann RMS	3209
FLUKE-116/323 KIT	4296029	INSTRUMENTSATS 116/323	4444
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	INSTRUMENTSATS 116/62 MAX+	4109
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimeter med sann RMS	3442
FLUKE-117/323 EUR	4296034	INSTRUMENTSATS 117/323EUR	4407
FLUKE-117/PRV240	4636971	Multimeter paket Fluke 117 + PRV240	4468
<b>170 Series Multimeters</b>			
C90	466029	MJUKVÄSKA	532
FLUKE-175 EDSNF	1592895	Multimeter med sann RMS	3129
FLUKE-177 EDSNF	1592863	Multimeter med sann RMS	3912
FLUKE-179 EDSNF	1592839	Multimeter med sann RMS	5007
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Elektroniskt kombinationspaket	5565
FLUKE-179/MAG2 KIT	4869295	Fluke 179/MAG2 industriellt kombinationspaket med rabatt	4334
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Servicepaket för industriell multimeter	6407
<b>200 Series Multimeters</b>			
BC500TMM	4820410	Battery charger for Fluke 279FC	1664
C280	3182785	Mjuk mätarväska	885
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	10828
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 Flukeview® Forms Combo Kit	11601

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter med fjärrdisplay	4799
FLUKE-279FC I/B	4989200	Trådlös IR-multimeter med TRMS med iFlex & extra batteri	12982
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Digital multimeter med inbyggd värmekamerafunktion + iFlex	11801
FLUKE-287/EUR	3947781	True RMS Elektronik Loggande Multimeter med TrendCapture	8768
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	FlukeView Forms Combo Kit	10231
FLUKE-289/EUR	3947801	True RMS Industrial Loggande Multimeter med TrendCapture	9420
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Kombinationspaket med industriell multimeter för loggning samt programvara	10619
FLUKE-289/IMSK	3449156	Servicepaket för industriell multimeter	10147
<b>20 Series Multimeters</b>			
C25	681114	Mjuk mätarväska	749
FLUKE-27II/EUR	3947770	Industriell Multimeter (IP67)	8164
FLUKE-28II/EUR	3947820	Industriell multimeter (IP67)	8164
FLUKE-28IIEX	4017165	Egensäker digital multimeter för mätning av sann RMS	17080
<b>70 Series Multimeters</b>			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimeter	5693
<b>80 Series Multimeters</b>			
C25	681114	Mjuk mätarväska	749
FLK-87VMAX-PVLEAD1	5337412	Fluke 87V MAX DMM och PVLEAD1 MC4-testkabelpaket	8415
FLUKE-83-5/EUR	3947847	MULTIMETER	6018
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Kombiutrustning för industrielektriker	7629
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Sann RMS-multimeter	6358
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Digital multimeter Fluke 87V och i400 AC-strömtång	8219
FLUKE-87V-MAX	5140033	Sann RMS digital multimeter	7839
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Digital Multimeter med sant rms E2 Kit	9267
<b>Clamp Meters</b>			
FLK-393FC-PVLEAD	5337394	Fluke 393 FC strömtång och MC4 testkabelset	8621
FLK-393-IRR-PVLEAD	5337401	Fluke 393 FC-strömtång, IRR1-strålningsmätare, MC4-testkabelset	12236
FLUKE-323	4152628	AC-strömtång med sann RMS	1626
FLUKE-324	4152637	AC-strömtång med sann RMS	2211
FLUKE-325	4152643	AC-strömtång med sann RMS	2936
FLUKE-353	2840252	AC/DC-strömtång för sant RMS-värde	8171
FLUKE-355	2840265	AC/DC-strömtång för sant RMS-värde	10792
FLUKE-365/E	3790607	Strömtång med löstagbart gap med sann RMS	3686
FLUKE-368 FC	4709907	Trådlös strömtång för läckström	9362
FLUKE-369 FC	4709934	Trådlös strömtång för läckström	9734
FLUKE-373/E	3790564	Strömtång men sann RMS 600 A	3268
FLUKE-374 FC	4696001	600A AC/DC trådlös strömtång med sann RMS	5128
FLUKE-375 FC	4695932	600A AC/DC trådlös strömtång med sann RMS	6728
FLUKE-376 FC	4695861	1000A AC/DC trådlös strömtång med sann RMS och iFlex	7433
FLUKE-377 FC/E	5111858	Fluke 377 FC beröringsfri strömtång med sann rms och iFlex	7261
FLUKE-377/E	5225745	Fluke 377 beröringsfri strömtång med sann rms och iFlex	7814
FLUKE-378 FC/E	5225723	Fluke 378 FC beröringsfri strömtång med sann rms och iFlex	8374
FLUKE-378/E	5225761	Fluke 378 beröringsfri strömtång med sann rms och iFlex	9012
FLUKE-381	3610452	Strömtång med fjärrdisplay sann RMS 1000 A	8171
FLUKE-393/E	5274939	Strömtången 393 för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex	8440

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-393FC/E	5274900	Strömtången 393 FC för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning och iFlex	8440
FLUKE-902 FC	4695814	Fluke-902 FC trådlös strömtång med sann RMS (HVAC)	4515
FLUKE-I2500-10	3676410	Strömtång flexibel probe 2500A, 10 inch	1961
FLUKE-I2500-18	3676405	Strömtång flexibel probe 2500A, 18 inch	1961
H3	1608458	Hölster (330 serien)	534
PVLEAD1	5301188	MC4 till 4MM testkabelsats, svart/röd	567,74
PVLEAD3	5301195	MC4 Solar power klämma set	910,52
<b>Bench Multimeters</b>			
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms mjukvara + kabel (8845A/8846A)	4020
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	2141
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Uppgradering	1866
<b>Automotive Meters</b>			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Fordonsmultimeter, kombiutrustning	9060
<b>Hand Tools</b>			
IB117KEUR	5195045	Fluke 117 elektrikers multimeter + handverktygsstartar kit (5 isolerade skruvdragare och 3 isolerade tänger)	5074
IB117L	5133953	Fluke 117 elektrikers multimeter + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	3802
IB117M	5133966	Fluke 117 elektrikers multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	4057
IB179K-EDSNF	5134028	Fluke 179 digital multimeter med sann RMS + Handverktyg startpaket (5 isolerade skruvdragare och 3 isolerade tänger)	6346
IB179L-EDSNF	5134004	Fluke 179 digital multimeter med sann RMS + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	5074
IB179M-EDSNF	5134019	Fluke 179 digital multimeter med sann RMS + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	5329
IB376KEUR	5195061	Fluke 376 FC strömtång + Isolerade handverktyg Startpaket (5 isolerade skruvmejslar och 3 isolerade tänger)	8509
IB376L	5134134	Fluke 376 FC strömtång + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	7364
IB376M	5134141	Fluke 376 FC strömtång + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	7617
IB875KEUR	5195050	Fluke 87V industriell multimeter + handverktygsstartar kit (5 isolerade skruvdragare och 3 isolerade tänger)	8254
IB875L	5134096	Fluke 87V industriell multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	6981
IB875M	5134107	Fluke 87V industriell multimeter + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	7237
IBT6KEUR	5195077	T6-1000 Elektrisk testare + Tester + handverktygsstartar kit (5 isolerade skruvdragare och 3 isolerade tänger)	5190
IKPK7	5067392	Fluke Pack30 Professionell verktygsryggsäck+Isolerat handverktyg paket (5 isolerade skruvdragare och 3 isolerade tänger)	5000
IKPL3	5067377	Isolerat 3 enheter tångkit, 1 000 V	2077
IKSC7	5067345	Isolerade 7 enheter skruvmejselkit, 1 000 V (3 slitsar, 2 Phillips, 2 kvadrat)	1659
IKST7	5067389	Isolerade handverktyg Startpaket - 5 isolerade skruvmejslar och 3 isolerade tänger, 1 000 V	3462
INCP8	5067267	Isolerad linjearbetare kombinationstång, 8 tum, 200 mm, 1 000 V	698
INDC8	5067244	Isolerad diagonalskärare med hög hävstång, 8 tum, 200mm, 1 000 V	837
INLP8	5067232	Isolerad lång näsa med sidoskärare, 8 tum, 200mm, 1 000 V	768
INPP10	5067259	Isolerad pumptång snabbjusterbar, 10 tum, 250 mm, 1 000 V	976
IPHS1	5067306	#1 phillipsskruvmejsel. Certifierad för 1000 VAC och 1500 VDC.	253

Model	Article Nr.	Description	SEK
IPHS2	5067314	#2 phillipsskruvmejsel. Certifierad för 1000 VAC och 1500 VDC.	325
ISLS3	5067271	Isolerad slitsad skruvmejsel 3/32x3 in, 2,5 mm x 75 mm, 1 000 V	223
ISLS5	5067280	Isolerad slitsad skruvmejsel 5/32x4 in, 4 mm x 100 mm, 1 000 V	223
ISLS8	5067298	125 mm skruvmejsel med 6 mm spets. Certifierad för 1000 VAC och 1500 VDC.	325
ISQS1	5067323	Isolerad fyrkantig skruvmejsel #1, 4 tum, 100 mm, 1 000 V	307
ISQS2	5067338	Isolerad fyrkantig skruvmejsel #2, 5 tum, 125 mm, 1 000 V	307
RUP8	5081598	"Roll-up" fodral	280
<b>Electrical Testers</b>			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Fluke 1Ac li VoltaAlert™ 5-Pack	1402
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Volt Alert 5-pack	1402
FLK2AC/200-1000V5	3806487	SPÄNNINGSDETEKTOR 2AC/5	1282
FLK2AC/200-1000VC	3611972	SPÄNNINGSDETEKTOR 2AC/1	312
FLUKE-1000FLT	4472387	Lysrörstestare	2993
FLUKE-1AC-A1-II	2432932	Fluke 1AC-A1-II VoltAlert, 90-1000V	347
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	VoltAlert	347
FLUKE-2042	2435038	Kabelsökare (mottagare + sändare)	10147
FLUKE-2042T	2435045	Kabelsökare (sändare)	5315
FLUKE-9040EUR	4014969	FASFÖLJDSVISARE	2980
FLUKE-9062	2435077	Fas-/motorrotationsvisare	2495
FLUKE-T110	4016950	Spännings- och kontinuitetstestare med omkopplingsbar last	944
FLUKE-T130	4016961	Spännings- och kontinuitetstestare med bakgrundsbelyst display	1464
FLUKE-T150	4016977	Spännings- och kontinuitetstestare med LCD-avläsning och resistansmätning	1731
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke-T150 +PRV240 Proving Unit Kit	3576
FLUKE-T90	4016945	Enkel spännings- och kontinuitetstestare	687
H5	649365	Hölster för eltestare (Fluke T5)	423
H-T6	4910585	T6 Hölster	423
LVD1A	4571403	Spänningsdetektor med lampa	431
LVD2	2740300	Spänningsdetektor med lampa	455
PRV240	4566209	Provenhet PRV240	2276
PRV240FS	4910310	Provnings-enhet, T6/NCV	2102
T5-1000 EUR1	659570	Elektrisk Testare	2349
T5-600 EUR1	659612	Elektrisk testare	2054
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Elektrisk testare, IR Termometer och and 1AC Kit	3452
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Elektrikertestkit med hölster och 1AC	2641
T6-1000/EU	4910257	Elektrisk testare med FieldSense™, rund	3543
T6-1000PRO/EU	5134758	Fluke T6-1000 PRO Elektrisk testare	3651
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Fluke T6-600/62MAX+/1ACE paket för 20% rabatt	3887
T6-600/EU	4910322	Elektrisk testare med FieldSense™, rund	2748
TL1500DC	5313782	Isolerade Fluke TL1500DC-testkablar	425
<b>Laser Levels</b>			
<b>3 point lasers</b>			
PLS 3G KIT	5009378	Sats med grön trepunktslaser	3528
PLS 3G Z	5009369	Grön trepunktslaser utan tillbehör	2940
PLS 3R KIT	5009357	Sats med röd trepunktslaser	2967
PLS 3R Z	5009340	Röd trepunktslaser utan tillbehör	2377

Model	Article Nr.	Description	SEK
<b>5 point lasers</b>			
PLS 5G KIT	5009414	Sats med grön fempunktslaser	4711
PLS 5G Z	5009406	Grön fempunktslaser utan tillbehör	4179
PLS 5R KIT	5009391	Sats med röd fempunktslaser	4076
PLS 5R Z	5009384	Röd fempunktslaser utan tillbehör	3660
<b>Cross line and point lasers</b>			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Paket med grön krysslinjeoch punktlaser	6813
PLS 6G RBP SYS	5116079	System med grön krysslinje-/punktlaser	8282
PLS 6G Z	5009461	Grön krysslinje-/punktlaser utan tillbehör	5618
PLS 6R RBP KIT	5195802	Paket med röd krysslinjeoch punktlaser	5475
PLS 6R RBP SYS	5195833	System med röd krysslinje-/punktlaser	6945
PLS 6R Z	5009423	Röd krysslinje-/punktlaser utan tillbehör	4310
<b>Cross line lasers</b>			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Paket med grön krysslinjelaser	4675
PLS 180G RBP SYS	5116093	System med grön krysslinjelaser	5475
PLS 180G Z	5017287	Grön krysslinjelaser utan tillbehör	4133
PLS 180R RBP KIT	5195840	Paket med röd krysslinjelaser	3806
PLS 180R RBP SYS	5195857	System med röd krysslinjelaser	4809
PLS 180R Z	5017279	Röd krysslinjelaser utan tillbehör	3213
<b>3x360 Lasers</b>			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Röd treplanslaser, Bare Tool	3636
PLS 3X360R KIT	5114127	Röd treplanslaser, paket	5818
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Grön treplanslaser, Bare Tool	4515
PLS 3X360G KIT	5114153	Grön treplanslaser, paket	6381
PLS HGI3X360R	5204916	PLS-glasinlägg för hölje till PLS 3X360R	318
PLS HGI3X360G	5214800	PLS-glasinlägg för hölje till PLS 3X360G	318
PLS 3X360 MLB	5214817	Magnetiskt L-fäste med mikro- och höjjustering	603
PLS 3X360 CB	5214821	Takfäste som används med PLS 3X360 MLB	330
PLS 3X360 HC	5221067	PLS 3X360 Formgjuten Hård Väska	249
<b>Rotary lasers</b>			
<b>Horizontal rotary lasers</b>			
PLS H2 KIT	5022496	PLS H2 sats med röd roterande laser med stativ och mätstav	15455
PLS H2 Z	5022470	PLS röd roterande laser utan tillbehör	8471
<b>Manual slope rotary lasers</b>			
PLS HV2G KIT	5022520	PLS HV2G grön roterande laser med tillbehör	20611
PLS HV2G Z	5022535	PLS HV2G grön roterande laser utan tillbehör	12803
PLS HV2R KIT	5022558	PLS HV2R sats med röd roterande laser med stativ och mätstav	18991
PLS HV2R Z	5022501	PLS HV2R röd roterande laser utan tillbehör	11033
<b>Accessories lasers</b>			
PLS BC20	5022618	Laddningsladd för PLS RBP10	489
PLS BP5	5031952	BP5 alkaliskt batteripack	560
PLS C18	4985124	Verktygsbox för laservattenpass	1110
PLS FS	5031929	Golvstativ för PLS 3, 5, 6	216
PLS GR16	5022652	Gradstång, amerikansk och metrisk	675
PLS GRT4	5022634	Magnetiskt reflekterande mål, grön laser	187
PLS MLB	5031934	Magnetiskt L-fäste, PLS 3, 5, 6, 180	592
PLS RBC5	5031965	Laddningskabel med adaptrar till RBP5 litiumjonbatteri	187

Model	Article Nr.	Description	SEK
PLS RBP10	5022607	Uppladdningsbart batteri till H2, HV2	980
PLS RBP5	5023322	Litiumjonbatteri för handhållna PLS-laserinstrument med laddningsladd och adaptrar	894
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Ett paket RBP5 litiumjonbatteri till PLS linje- och punktlasrar	765
PLS RC2	5022564	Fjärrkontroll för roterande laser	855
PLS RRT4	5022629	Magnetiskt reflekterande mål, röd laser	187
PLS WCB10	5022641	Roterande vägg- och takfäste	1282
PLS XLD	5037696	Roterande laserdetektor med klämma	2857
PLS XLD CLAMP	5037709	Klämma till roterande detektor	501
PLS-HGI180G	5067797	Reservdel glasinsats till fönster PLS 180G	332
PLS-HGI180R	5042463	Reservdel glasinsats till fönster PLS 180R	332
PLS-HGI3G	5067760	Reservdel glasinsats till fönster PLS 3G	332
PLS-HGI3R	5042439	Reservdel glasinsats endast till PLS 3R	332
PLS-HGI5G	5067772	Reservdel glasinsats till fönster PLS 5G	332
PLS-HGI5R	5042442	Reservdel glasinsats till fönster PLS 5R	332
PLS-HGI6G	5067785	Reservdel glasinsats endast till PLS 6G	332
PLS-HGI6R	5042456	Reservdel glasinsats endast till PLS 6R	332
<b>Distance Meters</b>			
FLUKE-417D	5099292	Laseravståndsmätare	1414
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Laser avståndsmätare/infraröd termometer kombinationssats	2480
FLUKE-424D	4106866	Laseravståndsmätare	4692
<b>Battery Analyzers</b>			
<b>Battery Analyzers</b>			
FLUKE-BT510	4489970	Batterianalysator	37198
FLUKE-BT520	4489981	Batterianalysator	53979
FLUKE-BT520ANG	5104752	Fluke BT520ANG batterianalysator med vinklade testprober	66183
FLUKE-BT521	4489996	Avancerad Batterianalysator	55330
FLUKE-BT521ANG	5104765	Fluke BT521ANG batterianalysator, avancerad, med vinklade testprober	72151
<b>Battery Analyzer Accessories</b>			
BC500	4542299	AC-Laddare	1725
BP500	4542300	Lithium-ion batteri, 7.4V 3000mAh	1510
BT500-PROBE-TIP	4561297	Probe-spets, 10x ersättningsprobe-spetsar , 2x långa probe-spets höljen, 2x korta probe-spets höljen	1745
BTL10	4542264	Standard Batterianalysator-prober	4550
BTL20	4542273	Intelligenta Testprobe-set m/förlängare (utan temperatursensor)	7028
BTL20ANG	4969588	BTL20ANG interaktiv testprob med vinklad spets till batterianalysator	10583
BTL21	4542286	Intelligenta Testprobe-set m/förlängare (med temperatursensor)	8752
BTL-A	4542258	Spänning-/Ström-probe adapter	573
I410	617727	AC/DC-strömtång (400 A)	3598
<b>Insulation Testers</b>			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-i-1 avancerat kit för elektrisk felsökning, med 62MAX+ och i400	11420
FLUKE-1503	2427883	ISOLATIONS PROVARE	5298
FLUKE-1507	2427890	ISOLATIONS PROVARE	6791
FLUKE-1550C	3665021	Isolationsresistans Testare (5kV)	56010
FLUKE-1550C FC	4977402	Isolationstestare (5kV) med IR 3000FC	56010
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Isolationstestare kit (5kV) med IR 3000FC	61724
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Isolationsresistans Testare Kit (5kV)	61724

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-1555	3665056	Isolationsresistans Testare (10kV)	61724
FLUKE-1555 FC	4977519	Isolationstestare (10kV) med IR 3000FC	61724
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Isolationstestare kit (10kV) med IR 3000FC	67439
FLUKE-1555/KIT	3665111	Isolationsresistans Testare Kit (10kV)	67440
FLUKE-1577	2157280	Isolationsmultimeter	8538
FLUKE-1587 FC	4691215	2-i-1 trådlös isolationsmultimeter	9991
FLUKE-1587 T	2517605	Isolationsmultimeter (Telecom)	9526
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	2-i-1 trådlös isolationsmultimeter med strömtang i400	10704
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	2-i-1 avancerat kit för felsökning på motor och frekvensstyrning, med 9040 och i400	12847
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	IR3000 FC IR-anlutning	3235
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	2123
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	3704
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	650
<b>Installation Testers</b>			
1662 SCH FTT KIT	5317706	FLUKE 1662 SCH KIT, INSTALLATIONSTESTARE + TRUTEST ADV	15653
1663 SCH FTT KIT	5317745	FLUKE 1663 SCH KIT, INSTALLATIONSTESTARE + TRUTEST ADV	20229
1664FC SCH FTT KIT	5311861	1664FC SCH INSTALLATIONSTESTARE SCHUKO + TRUTEST ADV.	23732
1664FC SCH/T6PRO	5318272	Multifunktionell Fluke 1664FC-installationstestare - med eltestaren T6-1000 PRO utan kostnad	18030
ES165X	2104706	Jordspett testset (1650-serien)	2112
FLK-1662 SCH	4546944	Installationsprovare 1662 SCH (Schuko)	11934
FLK-1663 SCH	4546980	Installationsprovare 1663 SCH (RCD type B Schuko)	15829
FLK-1664FC SCH	4547054	Installationsprovare 1664FC SCH med insulation pre-test (Schuko)	19404
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Huvudtestsladd, Schuko (EU)	799
FLK-FEV300/KIT SCH	5363614	TESTADAPTER FÖR LADDNING AV ELFORDON (EV) MED TYP 2-KONTAKT OCH 1664FC SCH	29564
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Lite-version – tio arbetsstationer	25083
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Advanced-version	4633
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Advanced-version – tio arbetsstationer	40196
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Advanced-version – fem arbetsstationer	20097
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Programvaran Fluke TruTest – cd-skiva (utan licenskod)	464
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Lite-version	2892
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Lite-version – fem arbetsstationer	12542
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	3704
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	650
TL165X	2107756	Standard testkabelset (1650-serien)	1579
TP165X	2107742	Fjärrstyrd prob och kabel (1650-serien)	1142
ZERO ADAPTER	3261925	Nollställningadapter för Schuko kontakt	581

Model	Article Nr.	Description	SEK
<b>eMobility testers</b>			
FLK-FEV300/TY2	5347987	TESTADAPTER FÖR LADDNING AV ELFORDON (EV) MED TYP 2-KONTAKT, INTL	10126
FLK-FEV300/TY1 & TY2	5347993	TESTADAPTER FÖR LADDNING AV ELFORDON (EV) MED TYP 1 OCH 2-KONTAKT, INTL	11604
FLK-FEV300/BASIC	5348008	TESTADAPTER FÖR ELBILSLADDNING, INTL	6335
FLK-FEV300-CON-TY2	5348123	TYP 2-KONTAKT MED TESTADAPTER FÖR ELBILSLADDNING, INTL	3907
FLK-FEV300-CON-TY1	5348138	TYP 1-KONTAKT FÖR TESTADAPTER FÖR LADDNING AV ELFORDON (EV), INTL	4012
<b>Solar Testers</b>			
FLK-SMFT-1000/KIT	5280005	Fluke SMFT-1000/KIT universalinstrument för solcellsanläggningar	58650
FLK-SMFT-1000/PRO	5416417	Fluke SMFT-1000/PRO universalinstrument för solcellsanläggningar	63980
FLK-IRR1-SOL	5218288	Solstrålningsmätare	4207
<b>Portable Appliance Testers</b>			
FLK-TRUTES-LITE-M10	5315203	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Lite-version – tio arbetsstationer	25083
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Advanced-version	4633
FLK-TRUTEST-ADV-M10	5315182	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Advanced-version – tio arbetsstationer	40196
FLK-TRUTEST-ADV-M5	5315175	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Advanced-version – fem arbetsstationer	20097
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Programvaran Fluke TruTest – cd-skiva (utan licenskod)	464
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Lite-version	2892
FLK-TRUTEST-LITE-M5	5315194	Licenskod för programvaran Fluke TruTest – Lite-version – fem arbetsstationer	12542
<b>Earth Ground Testers</b>			
C1620	4359042	Transportväska	2734
CABLE REEL 25M BL	4343731	Jordkabelrulle 25m-vajer blå	856
CABLE REEL 25M GR	4343746	Jordkabelrulle 25m-vajer grön	856
CABLE REEL 50M RD	4343754	Jordkabelrulle 50m-vajer röd	943
EARTH STAKE	4325492	Jordtags spett	856
EI-1623	2577115	STRÖMTÅNGSPAKET JORDT MÄT	9438
EI-1625	2577126	STRÖMTÅNGSPAKET JORDT MÄT	11604
EI-162BN	2577159	SPLIT CORE-TRANSFORMATOR	28626
ES-162P3-2	4359377	Sats med spett för 3-poliga mätningar	3495
ES-162P4-2	4359389	Paket med spett för 4-poliga mätningar	4710
FLUKE-1623-2	4325155	GEO jordtestare	19079
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Sats med GEO jordtestare	31796
FLUKE-1625-2	4325162	GEO avancerad jordtestare	30999
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Sats med GEO avancerad jordtestare	46107
FLUKE-1630-2	4829515	Jordtag-och läckströmtång utan Fluke Connect	19481
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Jordtag-och läckströmtång med Fluke Connect	19481
<b>Indoor Air Quality Tools</b>			
FLUKE-922	2679822	LUFTFLÖDESMÄTARE	8812
FLUKE-922/KIT	2679831	Luftflödesmätare Kit	10308
FLUKE-971	2418208	Relativ termo/ fuktighetsmätare	3466
FLUKE-985	4131397	Luftpartikelmätare	58242



Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-CO-205	664714	Aspiratorsats	2353
FLUKE-CO-220	664711	Kolmonoxidmätare	7740
PT12	2740212	12-tums pitotrör	1499
RLD2	3387163	Läckdetektor ficklampa	812
<b>Digital Thermometers</b>			
8OPR-60	2148313	RTD temperatur prob (Fluke 66/68)	1041
FL62MAX+/323/1AC	4296076	IR termometer, strömtång och 1AC	3272
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	INSTRUMENTSATS 116/62 MAX+	4109
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Termometer	4262
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Termometer	5596
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	En-kanals Termometer, 50Hz	5994
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	En-kanals Termometer, 60Hz	5994
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Två-kanals Termometer, 50Hz	7594
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Två-kanals Termometer, 60Hz	7594
FLUKE-561	2558118	TERMOMETER INFRARÖD	2179
FLUKE-566	2837799	TERMOMETER INFRARÖD	5582
FLUKE-568	2837806	TERMOMETER INFRARÖD	6982
FLUKE-568EX	4321662	Egensäker temperaturmätningar	17123
FLUKE-572-2	4328074	Infraröd termometer	8380
FLUKE-62 MAX	4130474	Infraröd termometer	1201
FLUKE-62 MAX +	4130488	Infraröd termometer	1528
FLUKE-64 MAX	4856105	Fluke 64 MAX IR-termometer	1974
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Elektrisk testare, IR Termometer och and 1AC Kit	3452
<b>Industrial Imaging</b>			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNEC-TORS	5025
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Fluke 3,8 MM skop med 1 M videoskop-prob	9778
FLK-5.5MM/0.7M ART	5344767	FLK-5,5 MM, 0,7M OSCILLOSKOP, VIDEOSKOPSPROB, TILLBEHÖR 0,7M OSCILLOSKOP MED LEDAD PROB	18480
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Fluke 5,5 MM skop med 1 M videoskop-prob	7059
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Fluke 8,5 MM skop med 1,2 M videoskop-prob	5547
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Fluke 8,5 MM skop med 3 M videoskop-prob	8277
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Fluke 9 MM skop med 20 M videoskop-prob med rulle	27562
FLK-DS NECK STRAP	4962772	DS 7XX Halsrem	684
FLK-DS703 FC	4962665	Högupplöst Videoskop med FC	32620
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 industriell ljudbildskamera	210010
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	877
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	378
FLK-II910	5233904	ii910 Precision Acoustic Imager	250441
<b>Thermal Imagers</b>			
<b>Handheld thermal cameras</b>			
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Fluke PTi120 värmekamera i fickformat ; 120x90; 9HZ; 400C	9242
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Fluke TiS20+ IR-kamera; 120x90; 9HZ	15597
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Fluke TiS20+MAX IR-kamera; 120x90; 9HZ	17908
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Fluke TiS55+-värmekamera för 27 Hz	29679

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Fluke TiS55+-värmekamera för 9 Hz	29679
<b>High resolution thermal cameras</b>			
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Värmekamera	131045
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Värmekamera	131045
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Fluke TiS60+ IR-kamera (30 Hz)	39283
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Fluke TiS60+ IR-kamera (9Hz)	39283
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Fluke TiS75+-värmekamera för 27 Hz	48759
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Fluke TiS75+-värmekamera för 9 Hz	48759
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Värmekamera; 640x480; 60 HZ, SR	176985
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Värmekamera; 640x480; 9 HZ, SR	165221
<b>High definition mounted thermal cameras</b>			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Infrarött vidvinkelobjektiv	13587
FLK-2X- LENS	4961163	Smart IR-teleobjektiv med två gångers förstoring	27309
FLK-4X-LENS	4961188	IR-teleobjektiv med fyra gångers förstoring	60689
FLK-RSE300/C 60HZ	5293715	Fluke RSE300 monterad IR-kamera	132177
FLK-RSE300/C 9HZ	5293732	Fluke RSE300 monterad IR-kamera	132177
FLK-RSE600/C 60HZ	5293744	Fluke RSE600 monterad IR-kamera	192017
FLK-RSE600/C 9HZ	5293767	Fluke RSE600 monterad IR-kamera	192017
FLK-RSE-MB	4961344	Monteringsfäste för Fluke IR-kamera	1622
FLK-RSE-ST	4973844	Monteringsstativ för infraröd kamera	1846
<b>Thermal Imagers Accessories (general)</b>			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	IR makroobjektiv, 25 mikrometer	55607
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	4 x IR teleobjektiv	76931
FLK-LENS/TELE2	4335350	IR-teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	16874
FLK-LENS/WIDE2	4335361	IR-vidvinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	15514
FLK-MACRO-LENS	4961195	Infrarött makroobjektiv	40898
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth headset	1053
FLK-TI-SBC3B	4354922	Laddningsenhet (Ti200/Ti300/Ti400)	2392
FLK-TI-SBP3	3440365	Extra batteri (Ti32/TiR32)	2289
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	STATIV FÖR FLUKE VÄRMEKAMERA	1516
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Bastillbehör för stativmontering	1213
FLK-TI-VISOR2	3996500	VISIR FÖR FLUKE VÄRMEKAMERA	1186
FLK-TI-VISOR3	4335377	VISIR FLK-TI-VISOR3	962
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Linsskydd	210
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Justerbar handrem	210
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI videokabel	277
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Justerbar nackrem	421
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Extra Smart Batteri	1806
TI20-RBP	2577796	Uppladdningsbart batteri (Ti20)	2347
TI-CAR CHARGER	3039779	Billaddare (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	1516
<b>Thermal Imagers IR-Windows</b>			
FLK-050-CLKT	3460346	50 mm IR-fönster i C-serien, Kwik Twist	2363
FLK-075-CLKT	3460387	75 mm IR-fönster i C-serien, Kwik Twist	3055
FLK-100-CLKT	3460439	100 mm IR-fönster i C-serien, Kwik Twist	4210
FLUKE-CV200	4326955	50 mm ir-fönster, dörrlås med vred	2852
FLUKE-CV300	4326962	75 mm ir-fönster, dörrlås med vred	4033
FLUKE-CV301	4338164	75 mm ir-fönster, dörrlås med säkerhetsnyckel	4074

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-CV400	4326996	100 mm ir-fönster, dörrlås med vred	5706
FLUKE-CV401	4338173	100 mm ir-fönster, dörrlås med säkerhetsnyckel	5841
<b>ScopeMeters</b>			
<b>Industrial ScopeMeter</b>			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industriell ScopeMeter 20MHZ, EU	19695
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industriell ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	24950
FLUKE-123B/INT	4755710	Industriell ScopeMeter 20MHZ, INT	19695
FLUKE-123B/INT/S	4755953	Industriell ScopeMeter + SCC 20MHZ, INT	24950
FLUKE-124B/EU	4755731	Industriell ScopeMeter 40MHZ, EU	23637
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	28893
FLUKE-124B/INT	4755793	Industriell ScopeMeter 40MHZ, INT	23637
FLUKE-124B/INT/S	4756031	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	28893
FLUKE-125B/EU	4755818	Industriell ScopeMeter 40MHZ, EU	28235
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	33490
FLUKE-125B/INT	4755876	Industriell ScopeMeter 40MHZ, INT	28235
FLUKE-125B/INT/S	4756112	Industriell ScopeMeter + SCC 40MHZ, INT	33490
<b>190 Series ScopeMeters</b>			
FLUKE-190-062-III	5282331	ScopeMeter 190-062-III-testverktyg	33720
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S-testverktyg med sats	38620
FLUKE-190-102-III	5282368	ScopeMeter 190-102-III-testverktyg	41438
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S-testverktyg med sats	46338
FLUKE-190-104-III	5282393	ScopeMeter 190-104-III-testverktyg	48359
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S-testverktyg med sats	53258
FLUKE-190-202-III	5282439	ScopeMeter 190-202-III-testverktyg	46802
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S-testinstrument med sats	51701
FLUKE-190-204-III	5282463	ScopeMeter 190-204-III-testverktyg	55285
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S-testinstrument med sats	60186
FLUKE-190-502-III	5282495	ScopeMeter 190-502-III-testverktyg	54692
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S-testinstrument med sats	57684
FLUKE-190-504-III	5282513	ScopeMeter 190-504-III-testverktyg	59193
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S-testinstrument med sats	64091
<b>Motor Drive Analyzers</b>			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Motorstyrningsanalysatorn MDA-550	85225
SB-500	5011046	SB-500 paket med 3 utbytesborstar	3701
SVS-500	5011031	SVS-500, paket med 3 borstar, probhållare, tvådelad förlängningsstång och magnetisk bas	4950
<b>ScopeMeter Accessories</b>			
AC120	646163	Krokodilklämmor för krävande ändamål	649
AS400	3894880	Probeförlängningsset , för VPS400 prober	1469
BB120	646171	ADAPTERPLUGG BANAN TILL BNC	665
BC190/830	4821057	Fluke BC190/830 universell nätadapter	2348
BHT190	3379374	Sats med testadapter	4742
BP120MH	2544081	NiMH Batteripaket (120 Series/43B)	1310
BP190	677390	NiMH batteripaket (190-serien)	2798
BP290	4025762	Batteripack single för 190-serie II	3070
BP291	3894688	Litiumionbatteri med dubbel kapacitet (4 800 mAh)	4482
C120B	4744391	Mjuk bärvaska för 120B serien	1827

Model	Article Nr.	Description	SEK
C125	646858	Mjuk mätärväska	665
C190	677401	Hård väska (190-serien)	3506
C195	677408	Mjuk väska	3214
C290	3894803	Transportväska i stöttåligt material för 190 series II	2853
CS20MA	677393	Strömshunt 4-20 mA	1302
CXT293	5292356	ROBUST SKYDDANDE HÅRD VÄSKA, 190-III-SERIEN	2714
EBC290	3894906	Extern batteriladdare	1387
FLUKEVIEW-2 SCM	5292374	PROGRAMVARA, FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER PC-PROGRAMVARA	3200
HC120	646668	KROKODILKLÄMMOR	740
HC200	2086410	Krokklämmor	532
HH290	3894844	Upphångningskrok, ScopeMeter Series 190 II	931
MA190	1567481	Medico tillbehörssats (190-serien)	6174
OC4USB	2166266	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (USB)	2207
PM9080/101	1641983	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (RS232)	3688
PM9081/001	916093	Dubbel adapter för banankontakt till BNC honkontakt	681
PM9082/001	916163	Dubbel adapter för bananuttag till hankontakt BNC	681
PM9091/001	935598	Skärmade BNC-kablar (1.5 m)	1646
PM9092/001	935601	Skärmade BNC-kablar (0,5 m)	1416
PM9093/001	935593	Adapter för hane BNC till hona BNC	923
RS120-III	4023947	Utbytessats av probar	1420
RS400	3894867	Ersättningsprobeset för VPS400 prober	1110
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	2046
SCC 198	2100208	Auto tillbehörssats (190-serien)	12321
SCC120B	4744423	Mjukvarukit med bärväska och tillbehör för 120B serien	6768
SCC190EFG	671826	FlukeView mjukvara + USB kabel + väska (190 serien)	8896
SCC290	3894826	Mjukvara och transportväska paket för 190 serien II	5340
SCC293	5292363	PROGRAMVARA, CXT293 CASE OCH WI/FI-ANSLUTNINGSSATS, 190-III-SERIEN	5624
SCC298	4138312	Automotive troubleshooting Kit 190-Series-II	12023
SP120B	4744414	Skärmskydd för 120B serien	608
STL120-III	4023901	Avskärmade testsladdar	2712
STL120-IV	4744340	Skärmat testsladdset 600V CAT IV	2166
STL90	201233	Skyddat testkabelset (120/190-Serien)	3426
SW90W	3894923	FlukeView mjukvara	4838
TAS90	614187	Auto tillbehörssats (120/190-Serien)	952
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	2543
UA120	4744384	USB Anslutnings-adapter	608
VPS101	3086317	1:1 spänningsprobsats, svart, 30 MHz, 1,2 m	2982
VPS210-G	3086247	10:1 spänningsprobsats, grå, 200 MHz, 1,2 m	2982
VPS210-R	3086235	10:1 spänningsprobsats, 1 röd, 200 MHz, 1,2 m	2982
VPS212-G	3086286	10:1 spänningsprobsats, grå, 200 MHz, 2,5 m	2982
VPS212-R	3086273	10:1 spänningsprobsats, röd, 200 MHz, 2,5 m	2982
VPS220-G	3086300	100:1 spänningsprobsats, grå, 200 MHz, 1,2 m	2982
VPS220-R	3086299	100:1 spänningsprobsats, röd, 200 MHz, 1,2 m	2982
VPS40-III	4023920	Spänningsprob	1691
VPS41	4744378	Spänningprob-set 40 MHz 600V CAT IV	2096
VPS410-II-B	4276937	Industriellt Spänningsprobe-Sats 500Mh 10:1 Blå	2626

Model	Article Nr.	Description	SEK
VPS410-II-G	4276943	Industriellt Spänningsprobe-Sats 500Mh 10:1 Grå	2626
VPS410-II-R	4276928	Industriellt spänningsprobe-sats 500Mhz 10:1 röd	2626
VPS410-II-V	4276955	Industriellt spänningsprobe-sats 500Mh 10:1 grön	2626
VPS510-B	4025796	Sats med spänningssonder 500 MHz 10:1, blå	2597
VPS510-G	4025801	Sats med spänningssonder 500 MHz 10:1, grå	2597
VPS510-R	4025781	Sats med spänningssonder 500 MHz 10:1, röd	2597
VPS510-V	4025812	Sats med spänningssonder 500 MHz, 10:1, grön	2597
<b>Power Quality Tools</b>			
1742-6/UPGRADE	4920964	1742 till 1746 Uppgradering	23123
1742-8/UPGRADE	4920973	1742 till 1748 Uppgradering	42783
1746-8/UPGRADE	4920986	1746 till 1748 Uppgradering	23123
C437-II	4116743	Hård väska för 430 Series II ned hjul	6577
FLUKE-1732/B	4706566	Energilogger, basversion (utan strömtänger)	28985
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energilogger, EU/US version (med Fluke Connect)	32495
FLUKE-1732/INTL	4706553	Energilogger, internationell version (utan Fluke Connect)	32495
FLUKE-1734/B	4706582	Avancerad Energilogger, basversion (utan strömtänger)	33807
FLUKE-1734/EUS	4706594	Avancerad Energilogger, EU/US version (med Fluke Connect)	36213
FLUKE-1734/INTL	4706608	Avancerad Energilogger, internationell version (utan Fluke Connect)	36213
FLUKE-1736/B	4563561	3-fas Effektlogger, Basversion (inga flexångar)	51564
FLUKE-1736/EUS	4534519	3-fas Effektlogger, EU/US version	53021
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Fluke 1736 trefas elkvalitetslogger -Gold Edition	38859
FLUKE-1736/INTL	4563550	3-fas Effektlogger, Internationell version (ej FC)	53021
FLUKE-1738/B	4588378	3-fas Effektlogger, avancerad version(inga flexångar)	52958
FLUKE-1738/EUS	4563577	3-fas Effektlogger, EU/US avancerad version	63620
FLUKE-1738/INTL	4588384	3-fas Effektlogger, Internationell avancerad version (ej FC)	63620
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	44144
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	44144
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	44144
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	44144
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Elkvalitetslogger utan iFlex, EUS version	40353
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Elkvalitetslogger utan iFlex, INTL version	40353
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	63293
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	63293
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	63293
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	63293
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Elkvalitetslogger utan iFlex, EUS version	56950
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Elkvalitetslogger utan iFlex, INTL version	56950
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, EUS version	78628
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Elkvalitetslogger med 60 cm 1,500A iFlex, INTL version	78628
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, EUS version	78628
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Elkvalitetslogger med 60 cm 3,000A iFlex, INTL version	78628
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Elkvalitetslogger utan iFlex, EUS version	72170
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Elkvalitetslogger utan iFlex, INTL version	72170
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	156655
FLUKE-1760 INTL	2630744	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	181519
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	239537
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Elkvalitetsmätare (trefas), Topas	214672

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-1773	5117269	Fluke 1773 elkvalitetsanalysator	67012
FLUKE-1773/BASIC	5272757	Fluke 1773/Basic elkvalitetsanalysator (utan prober)	59725
FLUKE-1775	5117278	Fluke 1775 elkvalitetsanalysator	87809
FLUKE-1775/BASIC	5272784	Fluke 1775/Basic elkvalitetsanalysator (utan prober)	80163
FLUKE-1777	5126630	Fluke 1777 elkvalitetsanalysator	110917
FLUKE-1777/BASIC	5272819	Fluke 1777/Basic elkvalitetsanalysator (utan prober)	102873
FLUKE-430-II/MA	4779032	430-II Motoranalysator Uppgraderings-Kit	26831
FLUKE-VR1710	3030923	Mätare av spänningskvalitet för enfasssystem	10734
<b>Power Quality Tools Accessories</b>			
177X BATT W/HOUSING	5272862	177X LITIJONBATTERI	1122
17XX CABLE MARKER	5312406	FLUKE-17XX KABELMÄRKNINGSSATS	1218
3140R	2650136	Strömtångadapter, 400 A	5889
3210-PR-TF-II	4531769	1000A Fluke 1750 tunn flexi 61cm	7569
3310-PR-TF-II	4531778	5000A Fluke 1750 tunn flexi 61cm	10602
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	1255
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	1756
ANTENNA CABLE	5263915	ANTENNKABEL, 5 M	4878
BP120MH	2544081	NiMH Batteripaket (120 Series/43B)	1310
BP1730-BATTERY	4389436	Li Ion batteripack 3.7V 2500mAh (1730)	565
C1777	5307460	C1777 HÅRD VÄSKA	7950
C177X/6000	5307472	C177X MJUK VÄSKA	3268
C17XX	4637381	FLUKE-17xx Mjuk väska	1680
CS1750/1760	2673962	Hård väska (Fluke 1750)	3554
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Democase	26902
FLK-1736/UPGRADE EUS	4941258	Uppgradering Kit 1736 => 1738	8738
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Upphångnings-Kit	812
FLK-WIFI/BLE	4591273	Dongel för USB-adapter, WiFi/BLE	2035
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	280
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Kabel, AUX ingångskabel (1730)	397
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Magnetupphångningskit (1730)	796
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS-mottagningsantenn	4672
FLUKE-1750/CASE	2650124	Hård väska (Fluke 1750)	7875
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	12592
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	63089
FLUKE-17XX AUX	4717827	AUX-ingång adapter, 173X	1730
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	499
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	375
FLUKE-I400S-EL	4974743	FLUKE-17xx i400s-EL Strömtång	3379
FLUKE-I400S-EL-3PK	4974755	FLUKE-17xxx i400s-EL Strömtång, 3 pack	9005
FLUKE-PQ400	4920947	Electrical Measurement Window med 4 st. 2-meters	24056
FLUKE-PQ400/B	5075807	Grundläggande Electrical Measurement Windows utan tillbehör	18992
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Kabelmärkningssats 3P+N+PE	130
FS17X5-TF-II	4531791	3000A 4-fase Fluke 1735 & 1745 tunn flexi sett	22067
FS17XX IP65-TF-II	4531804	3000A IP65 4-fase Fluke 1743/4 tunn flexi sett	24715
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	3000A 1fase Fluke 1735 & 174X tunn flexi	5557
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	FS3000A/6000A 4-fase 36-INCH tunn flexi sett	19826
FTP17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	2257

Model	Article Nr.	Description	SEK
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS Time Synchronization Module (Fluke 1760)	5465
I17XX-BNC-M2F	5076304	4-stifts 0,1-meters hane-BNC-hona-kabel (1 st.)	1266
I17XX-BNC-M2M	5076297	4-stifts 2-meters hane-BNC-hane-kabel (1 st.)	1266
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	2855
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 Pack	6839
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 Pack	9119
I17XX-FLEX1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 inch	2379
I17XX-FLEX1500/24	5171005	I17XX-FLEX1500 24 strömprob	2244
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, 12 inch, 3 pack	6833
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx IFLEXi 1500A, 12 inch, 4 PACK	8915
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	2-meters IFlex®-hane-hane-kabel (1 st.)	1899
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	2-meters IFlex®-hane-hane-kabel (4 st.)	7293
I17XX-FLEX3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 inch	2525
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 inch, 3 pack	7280
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Fluke-17Xx Iflexi 3000A, 24 Inch, 4 Pack	9507
I17XX-FLEX3KIP	4921032	IP65 iFlexi 3KA 60 cm	2855
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 Pack	6839
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 Pack	9119
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi Förlängningskabel, 5m	1706
I17XX-FLEX6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 inch	2672
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 inch, 3 pack	7723
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx IFLEXi 6000A, 36 inch, 4 PACK	10100
I17XX-FLEX6KIP	4921071	IP65 iFlexi 6KA 90 cm	3413
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm, 3 Pack	7973
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm, 4 Pack	10250
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	sats med ministrömklämmor	6486
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	sats med ministrömklämmor för 3-fas	6659
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	sats med ministrömklämmor för 4-fas	9648
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	sats med ministrömklämmor för 3-fas	6659
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	sats med ministrömklämmor för 4-fas	9648
I400	2277225	AC-strömtång (400 A)	2126
I400S	2277202	AC-strömtång (400 A)	3924
I40S-EL3X	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL Strömtång	2970
I40S-EL3X/3PK	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL Strömtång, 3 pack	8470
I430-FLEXI-TF-II	4531725	6000A Fluke 430 tunn flexi 61cm	5434
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	6000A Fluke 430 tunn flexi 61cm 4 stk.	16300
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12 "(30cm)	5790
I430-FLX-TFII-48	4621231	Iflex 6000A probe, 48 "(122cm)	7239
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-fA 5A/50A Mini-Strömtångset för PQ	6486
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	sats med ministrömklämmor för 3-fas	6659
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	sats med ministrömklämmor för 4-fas	9648
I5S	2508467	Strömtång AC (5 A)	7208
I5SPQ3	2457508	AC-Strömtång (5 A), 3-pack	17177
I5S-PR	3949761	1750, 5A Strömtång	4125
IEE519/REPORT	4589748	Programvarulicens För IEE519 Rapportering	7288
IP65 ADAPTER SET	4946241	IP65-klassad Spänningskontakt	2855
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB till Serial RS232 Adapter	814

Model	Article Nr.	Description	SEK
MP1-3R/1B	4944790	3 röd/1 svart Magnetprobe för 4 mm banan	1133
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magnetprober med 4mm banan-anslutning, 4-pack	1310
OC4USB	2166266	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (USB)	2207
PM9080/101	1641983	Adapter/kabel för seriellt gränssnitt (RS232)	3688
TLS430	2157713	Testsladdar och krokodilklämmor (4 svarta, 1 grön) - 430-serien	1734
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Strömtransformator med klämma 10A/1A (Fluke 1760)	5570
TPS CLAMP 200/20	2540450	Strömtransformator med klämma 200A/20A (Fluke 1760)	5570
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Strömtransformator med klämma 50A/5A (Fluke 1760)	5570
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Tunn Flexi 45cm (18in)	5945
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Tunn Flexi 61cm (24in)	5945
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Tunn Flexi 91cm (36in)	11889
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	5707
TPS SHUNT 20MA	2540553	ac/dc-shunt 20mA (Fluke 1760)	5707
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Spänningsprobar 100V (Fluke 1760)	4076
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Spänningsprobar 10V (Fluke 1760)	4076
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Spänningsprobar 1000V (Fluke 1760)	7475
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Spänningsprobar 400V (Fluke 1760)	4076
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Spänningsprobar 600V (Fluke 1760)	4076
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, Dolphin Clip, Röd	548
VL1735/45	3276205	Banana 4-Fas Spänning testset för Fluke-1735/45	3149
WI-FI/BLE MODULE	5280639	WI-FI-/BLE-MODUL FLUKE-177X	1462

**Power Analyzers**
**Norma 4000**

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	74843
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	100205
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	124734
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	140356
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	151110
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	164838
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	182946
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	201241
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	201241
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	226187
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	250836
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	280194
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	208723
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	238412

**Norma 5000**

FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	247621
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	271740
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	309686
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	296163
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	231543
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	255657
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	287818
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	278552
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	249225



Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	279778
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	309686
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	336056
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	353742
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	321585
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	297463
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	274957
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	337829
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	342726
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	355351
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	456971
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	498933
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	533830
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	501669
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	422699
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	455336
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	466296
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	434135
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	483980
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	516143
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	533830
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	501669
<b>Norma 4000/5000 Accessories</b>			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	2736
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	2663
NORMA 32A CABLES	3024689	Kablar för 32 A plan shunt	2719
NORMA 32A SHUNT	3024677	32 A plan shunt	10598
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	LG-shuntkablar för shuntar med hög strömstyrka	3669
NORMA STAR POINT	3024704	Extern tillbehörslåda	10598
<b>Vibration Testers</b>			
81OPA	3986002	AC-adapter med internationell anslutning-set	1039
81OQDC	3530837	Snabb urkopplingsbar kabel	1930
81OS	3530828	Sensor	20022
81OSMM	3530862	Magnetsensorfäste	2713
81OSMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	394
FLUKE-805	4094385	Vibrationsmätare	22809
FLUKE-805 FC	4489229	Vibrationsmätare med Fluke Connect	22809
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Vibrationsmätare med Fluke Connect och extern vibration sensor	32132
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibrationsmätare Fluke 805 och Fluke 805/ES extern vibrationsensor paket	29479
FLUKE-805/ES	4636786	Extern Vibrationsensor	14507
FLUKE-810	3542635	Vibrationsmätare	128893
FLUKE-820-2	4550041	LED-stroboskop	12820
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Magnetfäste	11608
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Laser uppriktningsverktyg, distanser	11419
FLUKE-835	5255306	Fluke 835 laseruppriktningsverktyg	19239
SBP810	3530843	Smart Battery Pack	3312

Model	Article Nr.	Description	SEK
<b>Process Calibrators</b>			
<b>700 Series Process Calibrators</b>			
FLK-729 150G	4856983	Automatisk tryckkalibrator (10 Bar)	114611
FLK-729 150G FC	4856894	Automatisk tryckkalibrator, w/FC (10 Bar)	114611
FLK-729 300G	4856976	Automatisk tryckkalibrator (20 Bar)	114611
FLK-729 300G FC	4856882	Automatisk tryckkalibrator, w/FC (20 Bar)	114611
FLK-729 30G	4856990	Automatisk tryckkalibrator (2 Bar)	114611
FLK-729 30G FC	4856907	Automatisk tryckkalibrator, w/FC (2 Bar)	114611
FLK-789/IR3000FC	4604605	processmultimeter 789 och FC IR3000 adapter	15094
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	21995
FLUKE-154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	48411
FLUKE-705	665091	Loopkalibrator	9602
FLUKE-707	1617262	LOOPKALIBRATOR	11520
FLUKE-709	4234350	Precisions Loopkalibrator	11065
FLUKE-709H	4234361	Precisions HART loopkalibrator	17848
FLUKE-710	4991049	Fluke 710 loopkalibrator för ventiltestning med HART	31077
FLUKE-712B/EN	4387857	RTD temperaturkalibrator	14078
FLUKE-714B/EN	4387869	TC temperaturkalibrator	14078
FLUKE-715	620101	VOLT/MA-KALIBRATOR	17607
FLUKE-717 30G	662897	Tryckkalibrator (2 bar)	20005
FLUKE-717 10000G	4058813	Tryckkalibrator (690 bar)	21360
FLUKE-717 1000G	2547194	Tryckkalibrator (69 bar)	19288
FLUKE-717 100G	1630430	Tryckkalibrator (7 bar)	19288
FLUKE-717 1500G	2547203	Tryckkalibrator (103.4 bar)	21360
FLUKE-717 15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	19288
FLUKE-717 1G	2547166	Tryckkalibrator (68.9 mbar)	19288
FLUKE-717 3000G	2547215	Tryckkalibrator (207 bar)	21360
FLUKE-717 300G	2547175	Tryckkalibrator (20 bar)	19288
FLUKE-717 5000G	2547232	Tryckkalibrator (345 bar)	21360
FLUKE-717 500G	2547182	Tryckkalibrator (34.7 bar)	19288
FLUKE-718 100US	665080	Tryckkalibrator (7 bar)	35971
FLUKE-718 30US	665075	Tryckkalibrator (2 bar)	35971
FLUKE-718 1G	2547148	Tryckkalibrator (68.9 mbar)	36635
FLUKE-718 300G	2547153	Tryckkalibrator (20 bar)	36635
FLUKE-718EX 100	2096322	Egensäker tryckkalibrator (7 bar)	46294
FLUKE-718EX 30	2096310	Egensäker Tryckkalibrator (2 bar)	46294
FLUKE-718EX 300	3023328	Egensäker tryckkalibrator (20 bar)	46294
FLUKE-719 100G	3315344	Elektrisk tryckkalibrator (7 bar)	45165
FLUKE-719 30G	3315332	Elektrisk tryckkalibrator (2 bar)	45165
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektrisk tryckkalibrator, 10 bar	41665
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektrisk tryckkalibrator, 20 bar	41665
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektrisk tryckkalibrator, 2 bar	41665
FLUKE-720URTD	4382695	Universell RTD adapter, Fluke-719PRO och Fluke 721	2292
FLUKE-721-1601	4353241	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 6.9 bar	26967
FLUKE-721-1603	4353283	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar , 20 bar	26967
FLUKE-721-1605	4353327	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 34 bar	26967
FLUKE-721-1610	4353366	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 69 bar	26967

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-721-1615	4353401	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 103 bar	26967
FLUKE-721-1630	4353447	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 200 bar	26967
FLUKE-721-1650	4353486	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 1.1 bar, 345 bar	26967
FLUKE-721-3601	4353252	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 6.9 bar	26967
FLUKE-721-3603	4353290	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 20 bar	26967
FLUKE-721-3605	4353330	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 34 bar	26967
FLUKE-721-3610	4353375	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 69 bar	26967
FLUKE-721-3615	4353412	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 103 bar	26967
FLUKE-721-3630	4353458	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 200 bar	26967
FLUKE-721-3650	4353499	Tryckkalibrator med 2 sensorer, 2.48 bar, 345 bar	26967
FLUKE-721EX-1603	4353309	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 300 PSIG	36744
FLUKE-721EX-1615	4353420	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 1500 PSIG	36744
FLUKE-721EX-1630	4353464	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 16, 3000 PSIG	36744
FLUKE-721EX-3615	4353435	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 1500 PSIG	36744
FLUKE-721EX-3630	4353473	Dubbel Sensor tryckkalibrator, 36, 3000 PSIG	36744
FLUKE-721EX-3650	4353514	Premium Hydralisk testpump-kit	36744
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperaturkalibrator	30675
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunktionell processkalibrator	41402
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunktionskalibrator	48137
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	133558
FLUKE-753	3977641	Documenting Process Calibrator	68347
FLUKE-754	3405771	Documenting Process Calibrator	86160
FLUKE-771	2646347	Procesströmtång för mA	7954
FLUKE-772	3362352	Procesströmtång för mA	11124
FLUKE-773	3362365	Procesströmtång för mA	15507
FLUKE-787B	4777186	Processmultimeter	13958
FLUKE-789/E	3977194	ProcessMeter	16823
<b>Pressure Modules</b>			
700G/TRACK	4123225	Dataloggningkabel och programvara	5662
FLUKE-700G01	4353523	Tryckmätare -10" till 10" WC (27 mbar)	10008
FLUKE-700G02	4353538	Tryckmätare -30" till 30" WC (69 mbar)	10008
FLUKE-700G04	4096972	Tryckmätare, +/- 1 bar	10008
FLUKE-700G05	4097514	Tryckmätare, 2 bar	10008
FLUKE-700G06	4097538	Tryckmätare, 6.9 bar	10008
FLUKE-700G07	4097561	Tryckmätare, 34 bar	10008
FLUKE-700G08	4097592	Tryckmätare, 69 bar	10008
FLUKE-700G10	4353654	Tryckmätare, 140 bar	10008
FLUKE-700G27	4097545	Tryckmätare, 20 bar	10008
FLUKE-700G29	4097605	Tryckmätare, 200 bar	10008
FLUKE-700G30	4097610	Tryckmätare, 345 bar	10008
FLUKE-700G31	4097622	Tryckmätare, 690 bar	10008
FLUKE-700GA27	4353577	Tryckmätare, 20 bar absolut	10008
FLUKE-700GA4	4353545	Tryckmätare, 1 bar absolut	10008
FLUKE-700GA5	4353550	Tryckmätare, 2 bar absolut	10008
FLUKE-700GA6	4353561	Tryckmätare, 6.9 bar absolut	10008
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydrauliskt testpumpkit, 0 till 69 bar	14159
FLUKE-700HTPK2	4623314	Förstklassigt hydrauliskt testtryckpaket	20212

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-700M20TH	4623338	Premium M20 tryck testslang	7438
FLUKE-700MTH	4623345	Premium Metrisk tryck testslang	7581
FLUKE-700PCK	100062	Kalibreringssats tryckmodul	17295
FLUKE-700PTPK	4124364	Hydrauliskt testpumpkit, 0 till 41 bar	11644
FLUKE-700PTPK2	4623306	Premium pneumatisk testpump-kit	14764
FLUKE-700RG05	4353589	Tryckmätare, Referens, +2 bar	11095
FLUKE-700RG06	4353592	Tryckmätare, Referens, 6.9 bar	11095
FLUKE-700RG07	4353605	Tryckmätare, Referens, 34 bar	11095
FLUKE-700RG08	4353610	Tryckmätare, Referens, 69 bar	11095
FLUKE-700RG29	4353622	Tryckmätare, Referens, 200 bar	11095
FLUKE-700RG30	4353631	Tryckmätare, Referens, 345 bar	11095
FLUKE-700RG31	4353646	Tryckmätare, Referens, 690 bar	11095
FLUKE-700TTH10K	4636393	Premium trycksändar testslang kit 10K	8844
FLUKE-700TTH5K	4623323	Premium trycksändar testslang	7581
FLUKE-750P00	4352270	Mätartryckmodul (0 - 2.5 mbar)	21911
FLUKE-750P01	4352281	Mätartryckmodul (0 - 25 mbar)	17394
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Mätartryckmodul (0 - 25 mbar)	31877
FLUKE-750P02	4352750	Mätartryckmodul (0 - 70 mbar)	17394
FLUKE-750P03	4352738	Mätartryckmodul (0 - 350 mbar)	21574
FLUKE-750P04	4352313	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	17394
FLUKE-750P05	4352336	Mätartryckmodul (0 - 2 bar)	17394
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Mätartryckmodul (0 - 2 bar)	32609
FLUKE-750P06	4352349	Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	17394
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	32609
FLUKE-750P07	4352360	Mätartryckmodul (0 - 35 bar)	17394
FLUKE-750P08	4352372	Mätartryckmodul (0 - 70 bar)	17394
FLUKE-750P09	4352385	Mätartryckmodul (0 - 100 bar)	17394
FLUKE-750P09EX	4558725	Ex Mätartryckmodul (0 - 100 bar)	32609
FLUKE-750P2000	4352397	Mätartryckmodul (0 - 140 bar)	17394
FLUKE-750P22	4352296	Mätartryckmodul (0 - 70 mbar)	17394
FLUKE-750P23	4352308	Mätartryckmodul (0 - 350 mbar)	17394
FLUKE-750P24	4352324	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	17394
FLUKE-750P24EX	4558686	Ex Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	32609
FLUKE-750P27	4352351	Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	17394
FLUKE-750P27EX	4558699	Ex Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	32609
FLUKE-750P29	4352403	Mätartryckmodul (0 - 200 bar)	28315
FLUKE-750P29EX	4558702	Ex Mätartryckmodul (0 - 200 bar)	54457
FLUKE-750P30	4352415	Mätartryckmodul (0 - 340 bar)	28315
FLUKE-750P31	4352426	Mätartryckmodul (0 - 700 bar)	28315
FLUKE-750P3IN	4555281	Mätartryckmodul (0 - 7.5 mbar)	18694
FLUKE-750P5IN	4555296	Mätartryckmodul (0 - 12.5 mbar)	18694
FLUKE-750PA27	4352471	Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	20226
FLUKE-750PA3	4352432	Mätartryckmodul (0 - 350 mbar)	20226
FLUKE-750PA4	4352444	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	20226
FLUKE-750PA4EX	4558716	Ex Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	34532
FLUKE-750PA5	4352459	Mätartryckmodul (0 - 2 bar)	20226
FLUKE-750PA6	4352467	Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	20226

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-750PA7	4352480	Mätartryckmodul (0 - 35 bar)	20226
FLUKE-750PA8	4352498	Mätartryckmodul (0 - 70 bar)	20226
FLUKE-750PA9	4352500	Mätartryckmodul (0 - 100 bar)	20226
FLUKE-750PD10	4352556	Mätartryckmodul (-700 - 700 mbar)	20226
FLUKE-750PD2	4352539	Mätartryckmodul (-70 - 70 mbar)	20226
FLUKE-750PD27	4352616	Mätartryckmodul (-1 - 20 bar)	20226
FLUKE-750PD3	4352542	Mätartryckmodul (-350 - 350 mbar)	20226
FLUKE-750PD4	4352563	Mätartryckmodul (-1 - 1 bar)	20226
FLUKE-750PD5	4352574	Mätartryckmodul (-1 - 2 bar)	20226
FLUKE-750PD50	4352588	Mätartryckmodul (-1 - 3.5 bar)	20226
FLUKE-750PD6	4352595	Mätartryckmodul (-1 - 7 bar)	20226
FLUKE-750PD7	4352602	Mätartryckmodul (-1 - 14 bar)	20226
FLUKE-750PV3	4352517	Mätartryckmodul (-350 mbar)	20226
FLUKE-750PV4	4352521	Mätartryckmodul (-1 bar)	20226
FLUKE-750R04	4352625	Mätartryckmodul (0 - 1 bar)	20226
FLUKE-750R06	4352633	Mätartryckmodul (0 - 7 bar)	20226
FLUKE-750R07	4352657	Mätartryckmodul (0 - 35 bar)	20226
FLUKE-750R08	4352669	Mätartryckmodul (0 - 70 bar)	20226
FLUKE-750R27	4352640	Mätartryckmodul (0 - 20 bar)	20226
FLUKE-750R29	4352678	Mätartryckmodul (0 - 200 bar)	28584
FLUKE-750R30	4352684	Mätartryckmodul (0 - 340 bar)	28584
FLUKE-750R31	4352691	Mätartryckmodul (0 - 700 bar)	28584
FLUKE-750RD27	4352723	Mätartryckmodul (-0.8 - 20 bar)	21574
FLUKE-750RD5	4352706	Mätartryckmodul (-1 - 2 bar)	21574
FLUKE-750RD6	4352714	Mätartryckmodul (-1 - 7 bar)	21574
<b>Process Calibrator Accessories</b>			
709H/TRACK	4281225	Mjukvara till 709H med kabel	5533
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	1243
BC-7240	4022655	Batteriladdare (753/754)	714
BP7235	668225	NiMH Batteripaket	3449
BP7240	4022220	753/754 reservbatteri	2325
C789	946694	Mjuk mätarväska	2397
FLUKE-700HTH-1	2811795	Hydraulisk testslang	11525
FLUKE-700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	14965
FLUKE-700ILF	1566730	Ledningsfilter	1348
FLUKE-700-IV	202561	Strömshunt	6087
FLUKE-700LTP-1	2811763	Lågtryckstestpump	12475
FLUKE-700PMP	617131	Tryckpump (10 bar)	8580
FLUKE-700PRV-1	2811808	Tryckutjämningsventil för 700HTP	13600
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatisk testpump	8875
FLUKE-700SC	667425	Seriell gränssnittskabel (Fluke 725/725Ex/726)	2963
FLUKE-700TC1	620119	Pluggsatser termoelement (10 typer)	1745
FLUKE-700TC2	620127	Pluggsatser termoelement (5 typer)	1433
FLUKE-700TLK	3829398	Process Testsladdset	1867
FLUKE-71X	3345825	Slangset	1282
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Liquid dirt filter for Fluke 718 and 719 PRO	4990
FLUKE-720RTD	4366669	RTD probe för 721 och 719PRO	3574

Model	Article Nr.	Description	SEK
FLUKE-72OURTDA	4382695	Universell RTD adapter, Fluke-719PRO och Fluke 721	2292
FLUKE-75OSW	4090343	DPC/TRACK2-mjukvara	43400
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	2123
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms mjukvara + IR USB Kabel (180-serien, 1653, 789, 1550B)	3704
HART DRYWELL CABLE	2111088	Kabel kit, HART DRYWELLCONTROL	1985
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (280/180-serien, 1653, 789, 1550B)	650

**General Accessories**
**Test Leads, Probes and Clips**

80K-15	618113	Högspänningsprob	3741
AC175	4101772	Gängad Alligatorkläm-set	360
AC220	1610103	SureGrip krokodilklämset	614
AC280	1610115	SureGrip krokklämset	453
AC283A	5130530	SureGrip tängklämset	620
AC285	1610159	SureGrip krokodilklämset	293
AC285-FTP	4073928	KROKODILKLÄMMOR AC-285-FTP	354
AC288	4617784	SureGrip™ Plintprobe	536
AC87	1278079	Extra kraftiga samlingsskene-klämmor	630
AC89	873448	Isoleringsbrytande testklämma för krävande ändamål	669
BP980	1616807	Dubbel-banankontakt-set	689
FTP-1	3869437	Avsäkrat testprobset	1306
FTPL-1	3869443	Avsäkrat testprobset med testsladdar	1657
H900	1616818	Testkabel-hållare	378
LEADWRAP	4083525	Kardborrband i nylon för testsladdar , 3 pack	134
T5-KIT-1	3971169	TILLBEHÖRSUTRUSTNING FÖR T5	705
T5-RLS	4089137	Ersättning Testaladdset (T5)	303
TL175	3521976	Testsladdar	390
TL175E	3565554	Testsladdar 4mm	422
TL220-1	3971178	Testkabel kit industri	1044
TL221	2003602	SureGrip förlängningskabelset	432
TL222	2003616	SureGrip silikontestkabelset	432
TL223-1	3971184	SureGrip Electrical Test Lead Set	1029
TL224	1610198	SureGrip silikontestkabelset	422
TL225-1	3971191	Adaptersats SureGrip	1456
TL238	2132831	SureGrip högenergi testsladdset	1041
TL27	668571	Testkabelset för krävande ändamål	453
TL40	1590606	Testledningssset med förlängningsbar spets	668
TL71-1	3971207	Testkabelset	360
TL75-1	3971218	TESTKABELSET MED HÅRDA SPETSAR	325
TL76	2032684	Allt-i-ett testkabelset	543
TL80A-1	3971229	Grundsats testkablar	1005
TL81A	1277073	Lyxsats elektroniska testkablar	2245
TL910	1616632	Elektronik testkabelset (med utbytbara spetsar)	1039
TL930	1616671	Testsladd (60 cm)	226
TL932	1616680	Testsladd (90 cm)	253
TL935	1616698	Testsladd-set (60, 90, 120 cm)	750
TL940	1616705	Testkablar med mini-krok	253

Model	Article Nr.	Description	SEK
TL950	1616710	Testkablar med mini-gripklo	453
TL960	1616722	Testkablar med mikro-krok	253
TL970	1616793	Testkabel-set med krok och gripklo	1005
TLK1550-RTL	4112351	Itegrerad testsladd och 10kV klämma	3232
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip Tillbehörsutrustning	1999
TLK-225-1	3971234	HUVUDTILLBEHÖR SUREGRIP	2168
TLK281-1	3971241	Autotestkabelset	1924
TLK282-1	3971252	Autotestkabelset	2439
TLK287	3045631	Electronisk Master testkabelsats	2479
TLK289 EUR	3092521	Industrial Master testkabelsats	2479
TLK290	2435092	Testprobset	807
TLK291	2435108	Testprobpaket med säkring	828
TP1-1	3971265	Testprob slim reach	226
TP175	3521983	TwistGuard test Probes, 2MM dia probspets	238
TP175E	3565568	TwistGuard Testprober, 2mm dia probspets med 4mm adapter	286
TP2-1	3971283	Testprob slim reach	243
TP220-1	3971276	Testprobset SureGrip	243
TP38	1541636	Slim Reach testprob (isolerad)	226
TP38-2001-OSP	2438858	Slim Reach Test Probe, red	191
TP4	650895	TP4 Slim reach testprob	271
TP74	1541649	Lantern Tip Testprobar	253
TP80	873455	Elektroniska testprobar	508
TP912	1616644	Ersättningsspetsar för TL910	432
TP920	1616659	Testprob, adapterset	689
<b>Current Clamps</b>			
80I-110S	114519	AC/DC-strömtång (100 A)	10394
I1000S	1568487	AC-strömtång (1000 A)	9122
I1010	617735	AC/DC-strömtång (1000 A)	6378
I1010-KIT	2096998	AC/DC strömtång (1000A) med mjuk väska	6586
I200	664755	AC-strömtång (200 A)	2207
I2000 FLEX	2584912	AC-flexströmtång (2000 A)	4252
I200S	664760	AC-strömtång (200 A)	3677
I30	2584920	AC/DC-strömtång (30A)	5726
I3000 FLEX-4PK	2696367	AC-strömtång (3000 A), 4-pack	18604
I3000S	657202	AC-strömtång (3000 A)	9731
I3000S FLEX-24	2584888	AC-flexströmtång (3000A), 610 mm	6586
I3000S FLEX-36	2584901	AC-flexströmtång (3000A), 915 mm	7847
I30S	2584935	AC/DC-strömtång (30A)	7852
I310S	2840309	AC/DC-strömklämma (300 A)	4801
I400	2277225	AC-strömtång (400 A)	2126
I400S	2277202	AC-strömtång (400 A)	3924
I40S-PR	3949777	40A Strömtång (1750)	5042
I410	617727	AC/DC-strömtång (400 A)	3598
I410-KIT	2097005	AC/DC strömtång (400A) med mjuk väska	4143
I6000S FLEX-24	2840311	AC-strömklämma (6000 A)	8443
I6000S FLEX-36	2840327	AC-strömklämma (6000 A)	9665
I800	2840283	AC-strömklämma (800 A)	3104

Model	Article Nr.	Description	SEK
<b>Temperature Accessories</b>			
80AK-A	2747812	Adapter termoelement	416
80BK-A	2747801	Integrerad temperaturprob för digitala multimetrar (typ K)	468
80CJ-M	833046	Mini-hankontakter (Typ J)	318
80CK-M	779942	Mini-hankontakter (Typ K)	318
80PJ-1	1288191	Universalprob (Typ J)	344
80PJ-9	1288218	Universalprob (Typ J)	931
80PJ-EXT	1288234	Set förlängningskablar (Typ J)	828
80PK-1	750422	Universalprob (Typ K)	456
80PK-10	3439199	Rörklämma temperaturprob (Typ K)	3315
80PK-11	2724500	Velcro temperaturprob	544
80PK-18	3448859	Rörklämma temperaturprob satz	5428
80PK-22	2098684	Dopprob	1456
80PK-24	2098691	Luftprob	1897
80PK-25	2098706	Insticksprob	1716
80PK-26	2098714	Universalprob	1897
80PK-27	2098723	Ytprob för industrin	5336
80PK-3A	874610	Ytprob (Typ K)	3112
80PK-8	200360	Rörklämma temperaturprob (Typ K)	2667
80PK-9	1288229	Universalprob (Typ K)	931
80PK-EXT	1288241	Set förlängningskablar (Typ K)	828
80PR-60	2148313	RTD temperatur prob (Fluke 66/68)	1041
80PT-25	2104397	Insticksprob	1548
80PT-EXT	1288252	Set förlängningskablar (Typ T)	828
80T-150UA	3190456	Universell temperaturprob (för DMM)	4149
80TK	736736	Thermoelementmodul (Typ K)	2082
<b>Cases and Holsters</b>			
C101	2437514	Hård väska	833
C115	2826063	Mjuk mätarväska	796
C116	2826074	Mjuk mätarväska	949
C11XT	5308996	Fluke C11XT – hård skyddsväska i EVA-material	412
C125	646858	Mjuk mätarväska	665
C12A	930529	Mjuk mätarväska	392
C150	4111540	Mjuk mätarväska	380
C1600	2091049	Väska för mätare och tillbehör	526
C1620	4359042	Transportväska	2734
C190	677401	Hård väska (190-serien)	3506
C195	677408	Mjuk väska	3214
C23	1663209	Mjuk mätarväska	332
C25	681114	Mjuk mätarväska	749
C280	3182785	Mjuk mätarväska	885
C33	1664120	Mjuk mätarväska	376
C345	3311173	Mjuk bärväska	1078
C35	2826056	Mjuk mätarväska	619
C37XT	5309001	Fluke C37XT – hård skyddsväska i EVA-material	567
C43	1663230	Mjuk mätarväska	1103
C50	762823	MJUKVÄSKA	546



Model	Article Nr.	Description	SEK
C520A	1629104	Mjuk mätarväska	801
C550	1547919	Verktygsväska	1674
C75	865535	Mjuk tillbehörsväska	224
C781	619988	Mjuk mätarväska	1220
C789	946694	Mjuk mätarväska	2397
C799	4021731	Soft case for Fluke 75x series	1470
C90	466029	MJUKVÄSKA	532
CAM0-C25	4110632	Multimeterväska	517
CXT1000	4628917	Hård väska	2379
CXT170	3352567	Extrem väska	2379
CXT280	3352571	Extrem väska	2379
CXT80	3352559	Extrem väska	2379
FLK-C3003	4582928	3-Compartment soft case	509
FLUKEPACK30	4983088	Professional Verktygs ryggsäck	2144
H15	4111533	Hölster för T100-serien	374
H3	1608458	Hölster (330 serien)	534
H5	649365	Hölster för eltestare (Fluke T5)	423
H80M	2138458	Hölster + magnethållare	561
H-T6	4910585	T6 Hölster	423
TB25	5308970	Fluke TB25-verktygshink på 20 liter	927
<b>Automotive Accessories</b>			
BP880	2150594	Banankontakt BNC till hona med dubbelstack	202
BP881	2151015	Banankontakt BNC till hane med dubbelstack	238
RPM80	880849	Induktiv kännare	1337
SCC 198	2100208	Auto tillbehörssats (190-serien)	12321
STL90	201233	Skyddat testkabelset (120/190-Serien)	3426
TAS90	614187	Auto tillbehörssats (120/190-Serien)	952
TL28A	1273185	Självverkande testkabelset	750
TL82	2150636	Autoadapterset för stift och uttag	1639
TP40	1567573	Autospetsprober (fem) (4 mm)	544
TP81	2149098	Isoleringsbrytande testklämmor (4 mm)	742
TP82	2149080	Isoleringsbrytande testklämmor (4 mm)	742
TP88	2149102	Testpinnar med styv baksida	190
<b>Other Accessories</b>			
80K-40	382846	Högspänningsprob	3914
80K-6	532424	Högspänningsprob	2105
EBC290	3894906	Extern batteriladdare	1387
FL-120 EX	4972431	120 lumen egensäker ficklampa	1058
FL-150 EX	4972446	150 lumen egensäker ficklampa	1269
FL-45 EX	4972422	45 lumen egensäker ficklamp	705
HL-200 EX	4972410	200 lumen egensäker pannlampa	1269
L200	2096346	Problampa	318
L205	2098588	Lampa för keps	396
L206	2098595	Lampa med spännband för keps	538
L210	2096379	Problampa + Prob förlängare	544
L215	2096368	SureGrip -utrustning med problampa och -förlängare	1225
LVD1A	4571403	Spänningsdetektor med lampa	431

Model	Article Nr.	Description	SEK
LVD2	2740300	Spänningsdetektor med lampa	455
SV225	3100477	LÄCKSPÄNNINGSADAPTER	915
TPAK	1281997	ToolPak, upphängningssats för mätare	570
<b>Fuses</b>			
7017240.0	2279339	Säkring, A:315mA (F), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	147,5
FUSE	740670	Säkring, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	48,55
FUSE	803293	Säkring, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	114,5
FUSE	830828	Säkring, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	102,5
FUSE	943121	Säkring, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	63
<b>Software</b>			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	2123
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms mjukvara + kabel (8845A/8846A)	4020
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	2141
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Uppgradering	1866
SCC190EFG	671826	FlukeView mjukvara + USB kabel + väska (190 serien)	8896
SW90W	3894923	FlukeView mjukvara	4838
<b>Seminar Boxes</b>			
1/2D-GEN-TRN-1PEXT	5339114	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	1320
1/2D-GEN-TRN-4P	5339097	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	5226
1/2D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339138	1/2 DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	13198
1D-GEN-TRN-1PEXT	5339123	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE 1 PERSON ADDITION	1848
1D-GEN-TRN-1P-VOUCH	5339161	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE FOR 1 PERSON (MIN 6 PERSON ATTENDANCE)	2904
1D-GEN-TRN-4P	5339106	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 4 PERSONS	10506
1D-GEN-TRN-6P-OSIC	5339145	1-DAY GENERIC END-USER TRAINING BY FLUKE UPTO 6 PERSONS ON SITE IN COUNTRY	21064
1-GEN-TRN-TRV	5339150	1 GENERIC END-USER TRAINING FOREIGN TRAVEL EXPENSE UNIT	1056

Priser kan ändras utan varning. Vi reserverar oss mot tryckfel.  
Alla priser är vägledande priser, exkl moms.

**Fluke.** Keeping your world up and running.®

**Fluke Sverige AB**  
Box 11156  
161 11 Bromma  
E-post: cs.se@fluke.com  
Telefon +46 (0)8 5663 7400

©2023 Fluke Corporation. All rights reserved.  
Data subject to alteration without notice.  
03/2023 sesv

**Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.**