

Tarif Fluke Outils de Diagnostic

Au: 02-10-2021

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
Fluke Connect			
Fluke Connect - Séries 3000			
FLK-3000FC	4401595	Multimètre Fluke Connect sans fil	408
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Kit multimètre numérique et détecteur de tension 200V-1000V	582
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Multimètre numérique et kit de cordons de luxe	524
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimètre sans fil Fluke 3000 FC et kit de suspension magnétique TPAK	451
FLK-A3000FC	4401588	Module pince de courant AC Fluke Connect sans fil	261
FLK-A3000FC KIT	4465618	Kit contenant : Le multimètre, le module pince de courant AC et des accessoires	582
FLK-A3001FC	4459439	Module pince de courant AC Iflex Fluke Connect sans fil	306
FLK-A3001FC KIT	4465665	Kit : Le multimètre, le module pince de courant AC Iflex et des accessoires	628
FLK-A3002FC	4459442	Module de courant AC/DC Fluke Connect sans fil	174
FLK-A3003FC	4629295	Module pince de courant DC 2000 A Fluke Connect sans fil	729
FLK-A3004FC	4629301	Module pince de courant DC 4-20 mA Fluke Connect sans fil	874
FLK-T3000FC	4401563	Module de température type K Fluke Connect sans fil	261
FLK-T3000FC KIT	4465652	Kit contenant : Le multimètre, le module température et des accessoires	582
FLK-V3000FC	4401556	Module de tension AC Fluke Connect sans fil	278
FLK-V3000FC KIT	4465641	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension AC et des accessoires	582
FLK-V3001FC	4459421	Module de tension DC Fluke Connect sans fil	278
FLK-V3001FC KIT	4467777	Kit contenant : Le multimètre, le module de tension DC et des accessoires	582
Fluke Connect - Accessoires			
FLK-FC-SD 8GB	4463628	SD Card Fluke Connect sans fil	127
FLUKE-IR3000FC	4460436	Connecteur Infrarouge Fluke Connect	194
Multimètres numériques			
Multimètres Série 110			
C50	762823	Sacoche	58
FLUKE-113 EUR	3088053	Fluke 113 Multimètre RMS électrique compact basique avec fonction VCHE	171
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimètre à valeur efficace vraie	225
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimètre 6000 points à valeur efficace vraie	268
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimètre/Thermomètre 6000 points à valeur efficace vraie	321
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Kit combiné HVAC, avec multimètre et pince de courant	457
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	407
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimètre numérique TRMS d'électricien Fluke 117 avec mesure de tension sans contact	336
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Kit combiné avec multimètre pour électriciens	435
FLUKE-117/PRV240	4636971	Kit Multimètre Fluke 117 / source de tension PRV240	437
Multimètres Série 170			
C90	466029	Sacoche pour multimètres	58
FLUKE-175 EGFID	1592901	Fluke 175 Multimètre numérique TRMS max. 1000 V AC/DC - 10 A AC/DC	328
FLUKE-177 EGFID	1592874	Multimètre 6000 points TRMS	399
FLUKE-179 EGFID	1592842	Multimètre 6000 points TRMS/Thermomètre	471
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Electronics Combo Kit	534
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Kit de réparation comprenant un multimètre industriel Fluke 179 IMSK	544
Multimètres Série 200			
BC500TMM	4820410	Chargeur de batterie, FLUKE-279FC	170
C280	3182785	Sacoche	98

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Kit composé du Fluke 287 et du logiciel FlukeView® Forms	1095
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Kit composé du Fluke 289 et du logiciel FlukeView® Forms	1167
FLUKE-233 EU	3469334	Multimètre à affichage distant	466
FLUKE-279FC I/B	4989200	Multimètre thermique TRMS sans fil avec iFlex & batterie secondaire	1385
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Multimètre TRMS thermique sans fils avec iFlex	1259
FLUKE-287/EUR	3947781	Multimètre 50 000 points enregistreur	846
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Kit composé du Fluke 287 et du logiciel FlukeView Forms	992
FLUKE-289/EUR	3947801	Multimètre 50 000 points enregistreur	919
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Kit composé du Fluke 289 et du logiciel FlukeView® Forms	1024
FLUKE-289/IMSK	3449156	Kit de réparation comprenant un multimètre industriel	847
Multimètres Série 20			
C25	681114	Sacoche pour multimètres	82
FLUKE-27II/EUR	3947770	Multimètre industriel durci (IP67)	711
FLUKE-28II/EUR	3947820	Multimètre industriel durci (IP67)	711
FLUKE-28IIEX	4017165	Multimètre numérique TRMS à sécurité intrinsèque	1774
Multimètres Série 70			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimeter	582
Multimètres Série 80			
C25	681114	Sacoche pour multimètres	82
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimètre numérique	654
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Kit combi industriel	775
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multimètre numérique TRMS	645
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Kit d'entretien contenant un multimètre industriel Fluke 87V IMSK	698
FLUKE-87V-MAX	5140033	Multimètre numérique TRMS	683
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Kit combiné pour applications industrielles Fluke 87V MAX E2	807
Pinces multimètres			
FLUKE-323	4152628	Pince multimètre TRMS	174
FLUKE-324	4152637	Pince multimètre TRMS	227
FLUKE-325	4152643	Pince multimètre TRMS	315
FLUKE-353	2840252	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	874
FLUKE-355	2840265	Pince multimètre à valeurs efficaces vraies AC/DC	1094
FLUKE-365/E	3790607	Pince-multimètre 200A AC/DC TRMS à mâchoire détachable	363
FLUKE-368 FC	4709907	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 40 mm	971
FLUKE-369 FC	4709934	Pince à courant de fuite sans fil, ouverture 61 mm	971
FLUKE-373/E	3790564	Pince multimètre 600A TRMS AC	363
FLUKE-374 FC	4696001	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	510
FLUKE-375 FC	4695932	Pince de courant 600A AC/DC TRMS sans fil Fluke Connect	610
FLUKE-376 FC	4695861	Pince de courant 1000A AC/DC TRMS sans fil avec iFlex Fluke Connect	693
FLUKE-377 FC/E	5111858	Pinces multimètres Fluke 377 FC TRMS AC/DC sans contact avec iFlex	720
FLUKE-377/E	5225745	Pinces multimètres Fluke 377 TRMS AC/DC sans contact avec iFlex	720
FLUKE-378 FC/E	5225723	Pinces multimètres Fluke 378 FC TRMS AC/DC sans contact avec iFlex	830
FLUKE-378/E	5225761	Pinces multimètres Fluke 378 TRMS AC/DC sans contact avec iFlex	830
FLUKE-381	3610452	Pince multimètre écran détachable 1000A TRMS AC/DC + iFlex	816
FLUKE-393/E	5274939	Pince multimètre TRMS 393 1500 V CAT III avec iFlex	778
FLUKE-393FC/E	5274900	Pince multimètre TRMS 393 FC 1500 V CAT III avec iFlex	778
FLUKE-902 FC	4695814	Pince multimètre HVAC TRMS sans fil	409
FLUKE-I2500-10	3676410	Pince de courant 2500 A avec iFlex, 10 pouces	190

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-I2500-18	3676405	Pince de courant 2500 A avec iFlex, 18 pouces	190
H3	1608458	Etui (Série 330)	64
8800A			
8808A 240V	2802385	Multimètre à 5,5 chiffres	1240
8808A/SU 240V	2802467	Multimètre à 5,5 chiffres (logiciel & câble)	1580
8808A/TL 240V	3111097	Multimètre à 5,5 chiffres, kit de cordons de mesure 2X4W	929
8845A 220V	2577352	Multimètre de précision à 1 000 000 points	1850
8845A 240V	2577365	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	1850
8845A/SU 240V	2675332	Multimètre à 6,5 chiffres	2180
8845A-EFPT	2742690	Jeu d'adaptateurs à pointe fine étendue	33
8845A-TPIT	2742683	Jeu de pointes de sondes de mesure pour circuits intégrés	23
8846A 220V	2577383	Multimètre de précision à 1 000 000 points	2430
8846A 240V	2577390	Multimètre de précision à 1 000 000 points Fluke 8845A, 35 ppm	2430
8846A/SU 240V	2675380	Multimètre à 6,5 chiffres (avec logiciel et câble)	2780
884X-1G	2675534	Mémoire USB 1 Go	55
884X-CASE	2675552	Mallette	761
884X-RTD	2675468	Sonde de température RTD 100 ohms	1000
884X-SHORT	2653346	4 fils court	55
884X-USB	2675479	Câble adaptateur USB RS-232	279
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + câble (8845A/8846A)	412
FVF-SC5	2791314	Fluke FlukeView® Forms, logiciel de base (8845A/8846A)	236
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	192
TL2X4W-PTII	2826215	Pointe de sonde de 2 mm pour cordon de mesure de résistance 2x4 fils	134
TL2X4W-TWZ	2723629	Cordon de mesure de résistance 2x4	190
Y8846D	2771721	Kit de montage en rack, double (8845A/8846A)	285
Y8846S	2675518	Kit de montage en rack (8845A/8846A)	218
Automobile			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Kit multimètre pour applications automobiles	931
Outils			
CPAK8	5081580	Pochette avec suspension magnétique	49
IB117KEUR	5195045	Multimètre d'électricien Fluke 117 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	456
IB117L	5133953	Multimètre d'électricien Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	341
IB117M	5133966	Multimètre d'électricien Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	364
IB179K-EGFID	5133994	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	570
IB179L-EGFID	5133975	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	456
IB179M-EGFID	5133982	Multimètre numérique TRMS Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	478
IB376KEUR	5195061	Pince multimètre Fluke 376 FC + kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	762
IB376L	5134134	Pince multimètre Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	660
IB376M	5134141	Pince multimètre Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	683
IB875KEUR	5195050	Multimètre industriel 87V + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	740
IB875L	5134096	Multimètre industriel Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	626
IB875M	5134107	Multimètre industriel Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	649

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
IBT6KEUR	5195077	Testeur électrique T6-1000 + kit de démarrage outils portables (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	485
IBT6L	5134118	Testeur électrique T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	352
IBT6M	5134129	Testeur électrique T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	363
IKPK7	5067392	Sac à dos d'outils professionnel Fluke Pack30 + kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées)	436
IKPL3	5067377	Kit de 3 pinces isolées, 1 000 V	181
IKSC7	5067345	Kit de 7 tournevis isolés, 1 000 V (3 plats, 2 Phillips, 2 carrés)	146
IKST7	5067389	Kit de démarrage d'outils portables isolés (5 tournevis isolés et 3 pinces isolées, 1 000 V)	290
INCP8	5067267	Pince de poseur de ligne combinée isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	61
INDC8	5067244	Pince coupante diagonale robuste isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	73
INLP8	5067232	Pince à long bec avec lame latérale isolée, 8 in, 200 mm, 1 000 V	67
INPP10	5067259	Pince multiprise à réglage rapide isolée, 10 in, 250 mm, 1 000 V	86
IPHS1	5067306	Tournevis Phillips #1. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	21
IPHS2	5067314	Tournevis Phillips #2. Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC.	28
ISLS3	5067271	Tournevis plat isolé 3/32 in x 3 in, 2,5 mm x 75 mm, 1 000 V	20
ISLS5	5067280	Tournevis plat isolé 5/32 in x 4 in, 4 mm x 100 mm, 1 000 V	20
ISLS8	5067298	Tournevis 125 mm avec lame plate 6 mm Certifié 1 000 V AC et 1 500 V DC	28
ISQS1	5067323	Tournevis carré isolé #1 4 in, 100 mm, 1 000 V	28
ISQS2	5067338	Tournevis carré isolé #2 5 in, 125 mm, 1 000 V	28
RUP8	5081598	1 pochette à outils enroulable	24
Testeurs électriques			
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Pack de 5 VoltAlert	154
FLK2AC/200-1000VC	3611972	Détecteur tension format stylo 200v-1000v ac	40
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Fluke 2AC VoltAlert™ Testeur électrique	40
FLUKE-1000FLT	4472387	Testeur de lampes fluorescentes	330
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	VoltAlert	43
FLUKE-2042	2435038	Localisateur de câbles (récepteur + transmetteur)	1049
FLUKE-2042T	2435045	Localisateur de câbles (transmetteur)	546
FLUKE-9040EUR	4014969	Indicateur de rotation de phase	281
FLUKE-9062	2435077	Indicateur de rotation de moteur et de phase	257
FLUKE-T110/VDE	4093088	Vérificateur d'absence de tension et de continuité avec charge commutable	109
FLUKE-T130/VDE	4093095	Vérificateur d'absence de tension et de continuité avec affichage LCD rétroéclairé	161
FLUKE-T150/PRV240	4637005	FLUKE-T150, PRV240	363
FLUKE-T150/VDE	4093109	Vérificateur d'absence de tension et de continuité avec affichage LCD et mesure de résistance supplémentaire	187
FLUKE-T90	4016945	Vérificateur de mesures basiques de tension et de continuité	76
FTL-660	2280204	Jeu de cordons de mesure avec fusibles	88
GFF001131000	4083642	GFF001131000,GS38 PROBE CAPS	2
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	48
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	48
LVD1A	4571403	Lampe / Détecteur de tension	50
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	55
PRV240	4566209	Source de tension	217
PRV240FS	4910310	Source de référence T6/NCV	207

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
T5-1000 EUR1	659570	Testeur électrique	240
T5-600 EUR1	659612	Testeur électrique	213
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	347
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Kit de test électrique avec étui et détecteur de tension 200V-1000V	266
T6-1000/EU	4910257	Testeur électrique avec FieldSense™, round	353
T6-1000PRO/EU	5134758	Testeur électrique Fluke T6-1000 PRO	363
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	396
T6-600/EU	4910322	Testeur électrique avec FieldSense™, round	276
Niveaux lasers			
Lasers 3 points			
PLS 3G KIT	5009378	Kit laser 3 points vert	308
PLS 3G Z	5009369	Outil simple laser 3 points vert	257
PLS 3R KIT	5009357	Kit laser 3 points rouge	259
PLS 3R Z	5009340	Outil simple laser 3 points rouge	208
Lasers 5 points			
PLS 5G KIT	5009414	Kit laser 5 points vert	412
PLS 5G Z	5009406	Outil simple laser 5 points vert	365
PLS 5R KIT	5009391	Kit laser 5 points rouge	356
PLS 5R Z	5009384	Outil simple laser 5 points rouge	319
Lasers croix et points			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Kit laser croix et points vert	582
PLS 6G RBP SYS	5116079	Système laser croix et points vert	709
PLS 6G Z	5009461	Outil simple croix et points vert	490
PLS 6R RBP KIT	5195802	Kit laser croix et points rouge	476
PLS 6R RBP SYS	5195833	Système laser croix et points rouge	603
PLS 6R Z	5009423	Outil simple laser croix et points rouge	376
Lasers croix			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Kit laser en croix vert	402
PLS 180G RBP SYS	5116093	Système laser en croix vert	476
PLS 180G Z	5017287	Outil simple laser en croix vert	361
PLS 180R RBP KIT	5195840	Kit laser en croix rouge	317
PLS 180R RBP SYS	5195857	Système laser en croix rouge	402
PLS 180R Z	5017279	Outil simple laser en croix rouge	280
Lasers 3x360			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Laser trois plans rouge, outil nu	305
PLS 3X360R KIT	5114127	Laser trois plans rouge, kit	486
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Laser trois plans vert, outil nu	378
PLS 3X360G KIT	5114153	Laser trois plans vert, kit	534
PLS HGI3X360R	5204916	Vitre du boîtier PLS pour PLS 3X360R	27
PLS HGI3X360G	5214800	Vitre du boîtier PLS pour PLS 3X360G	27
PLS 3X360 MLB	5214817	Support en L magnétique avec micro-réglage et réglage de l'altitude	51
PLS 3X360 CB	5214821	Support pour plafond utilisé avec PLS 3X360 MLB	28
PLS 3X360 HC	5221067	Mallette Rigide Moulée Par Soufflage Pour PLS 3X360	21

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
Lasers rotatifs			
Lasers rotatifs horizontal			
PLS H2 KIT	5022496	Kit laser rotatif à faisceau rouge PLS H2 avec trépied et barre de mesure	1321
PLS H2 SYS	5022481	Système laser rotatif à faisceau rouge PLS H2	1026
PLS H2 Z	5022470	Laser simple rotatif à faisceau rouge PLS H2	725
Lasers rotatifs pente manuelle			
PLS HV2G KIT	5022520	Kit laser rotatif à faisceau vert PLS HV2G	1763
PLS HV2G SYS	5022547	Système laser rotatif à faisceau vert PLS HV2G avec détecteur	1473
PLS HV2G Z	5022535	Laser simple rotatif à faisceau vert PLS HV2G	1095
PLS HV2R KIT	5022558	Kit laser rotatif à faisceau rouge PLS HV2R avec trépied et barre de mesure	1624
PLS HV2R SYS	5022512	Système laser rotatif à faisceau rouge PLS HV2R avec détecteur de laser	1321
PLS HV2R Z	5022501	Laser simple rotatif à faisceau rouge PLS HV2R	944
Accessoires lasers			
PLS BC20	5022618	Cordon de charge pour PLS RBP10	43
PLS BP10	5022599	Batterie alcaline rotative pour H2, HV	58
PLS BP5	5031952	Pack batterie alcaline BP5	49
PLS C18	4985124	Boîte à outils pour niveau laser	97
PLS C19	5022586	Mallette de transport pour laser rotatif	84
PLS FS	5031929	Socle pour PLS 3, 5, 6	18
PLS GR16	5022652	Mire graduée systèmes USA et métrique	58
PLS GRT4	5022634	Cible réfléchissante magnétique verte	16
PLS MLB	5031934	Support en L magnétique PLS 3, 5, 6, 180	51
PLS RBC5	5031965	Cordon de charge avec adaptateurs pour batterie Li-ion RBP5	15
PLS RBP10	5022607	Batterie rechargeable pour H2, HV2	86
PLS RBP5	5023322	Batterie Li-ion pour lasers portatifs PLS avec cordon de charge et adaptateurs	75
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Pack de batterie Li-ion RBP5 pour lasers combinés à points et lignes PLS	63
PLS RC2	5022564	Télécommande pour laser rotatif	74
PLS RRT4	5022629	Cible réfléchissante magnétique rouge	16
PLS SLD GREEN	4978526	Détecteur SLD vert avec support	207
PLS SLD RED	4978515	Détecteur SLD rouge avec support	190
PLS TPOD500	5022665	Trépied d'élévation	324
PLS UB9	4966636	Console universelle pour murs/plafonds UB9	106
PLS WCB10	5022641	Support rotatif pour murs et plafonds	110
PLS XLD	5037696	Détecteur laser rotatif avec attache	245
PLS XLD CLAMP	5037709	Attache de détecteur rotatif	44
PLS-21502	4919812	Extension trépied PLS3/180	12
PLS-HGI180G	5067797	Vitre de remplacement en verre pour PLS 180G	29
PLS-HGI180R	5042463	Vitre de remplacement en verre pour PLS 180R	29
PLS-HGI3G	5067760	Vitre de remplacement en verre pour PLS 3G	29
PLS-HGI3R	5042439	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 3R	29
PLS-HGI5G	5067772	Vitre de remplacement en verre pour PLS 5G	29
PLS-HGI5R	5042442	Vitre de remplacement en verre pour PLS 5R	29
PLS-HGI6G	5067785	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 6G	29
PLS-HGI6R	5042456	Vitre de remplacement en verre uniquement pour PLS 6R	29
Télémètres laser			
FLUKE-417D	5099292	Télémètre laser	119

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Kit, Fluke417D/62Max+, Telemetre Laser 417D et Thermometre Infrarouge 62Max+	211
FLUKE-424D	4106866	Télémètre laser à portée maximale de 100 mètres	517
Analyseurs de batteries			
Analyseurs de batteries			
FLUKE-BT510	4489970	Analyseur de batterie	3724
FLUKE-BT520	4489981	Analyseur de batterie	4629
FLUKE-BT520ANG	5104752	Testeur de batterie avec sondes de test soudées	5404
FLUKE-BT521	4489996	Analyseur de batterie haute performance	5190
FLUKE-BT521ANG	5104765	Testeur de batterie avancé avec sondes de test soudées	5891
Accessoires analyseurs de batteries			
BC500	4542299	Chargeur de batterie	167
BP500	4542300	Batterie au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh	141
BT500-PROBE-TIP	4561297	10 pointes de touches, 2 capuchons sondes longues, 2 capuchons sondes courtes	167
BTL10	4542264	Sondes standards pour Analyseur de batterie	452
BTL20	4542273	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (sans sonde de température)	697
BTL20ANG	4969588	Sonde de test interactive pour testeur de batterie avec pointe soudée	863
BTL21	4542286	Jeu de sondes afficheur avec rallonge (avec sonde de température)	866
BTL-A	4542258	Adaptateur tension/courant	56
I410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	366
Testeurs d'isolement			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit de dépannage électrique et isolement Fluke Connect : 1587, 62MAX, i400	1255
FLUKE-1503	2427883	Contrôleur d'isolement	550
FLUKE-1507	2427890	Contrôleur de résistance d'isolement Fluke 1507	684
FLUKE-1550C	3665021	Megohmmètre numérique 5000v	5471
FLUKE-1550C FC	4977402	Testeur de résistance d'isolation (5 Kv) avec IR3000FC	5471
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Kit testeur de résistance d'isolation (5Kv) avec IR3000FC	6030
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Megohmmètre numérique 5000v kit luxe	6030
FLUKE-1555	3665056	Megohmmètre numérique 10000v	6030
FLUKE-1555 FC	4977519	Testeur de résistance d'isolation (10 Kv) avec IR3000FC	6030
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Kit testeur de résistance d'isolation (10Kv) avec IR3000FC	6588
FLUKE-1555/KIT	3665111	Megohmmètre numérique 10000v kit de luxe	6588
FLUKE-1577	2157280	Multimètre d'isolement	865
FLUKE-1587 FC	4691215	Multimètre / testeur d'isolement sans fil Fluke Connect	1046
FLUKE-1587 T	2517605	Multimètre d'isolement (Telecom)	974
FLUKE-1587/I400 FC	4692725	Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect avec pince i400	1115
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Kit de dépannage moteur & variateur Fluke Connect : 1587, 9040, I400	1395
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke Connecteur, 1550 Infrarouge, FC	298
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	218
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	357
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	70
Contrôleurs d'installations			
1664FC CH FTT KIT	5311850	Testeur d'installations multifonction Fluke 1664 FC CH + TRUTEST Licence avancée	2089
ES165X	2104706	Kit de piquets de test de terre (série 1650)	215

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLK-1662 CH	4546959	Installation Tester w/mem Swiss	1259
FLK-1663 CH	4547010	Installation Tester w/RCD type B Swiss	1378
FLK-1664FC CH	4547087	FC Installation Tester w/insulation pre-test Swiss	2039
FLK-166X-MTC-CH	4601107	Fluke 166X-Main test cord, CH	74
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X- Cordon secteur, Schuko (EU)	74
FLK-DMS COMPL	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	774
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	1028
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Avancé	429
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Logiciel Fluke TruTest - CD (sauf Code de licence)	45
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite	269
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	357
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	70
TL165X	2107756	Jeu de cordons standard (série 1650)	159
TP165X	2107742	Sonde à bouton de test avec cordon (série 1650)	116
ZERO ADAPTER	3261925	Adaptateur de mise à zéro (165xB)	55
Testeurs photovoltaïque			
FLK-IRR1-SOL	5218288	Appareil de mesure de l'irradiation solaire	349
Testeurs d'appareils portables			
APP5000	1992653		182
APP6000	1992666		182
APP7000	1992675		182
APP8000	1992682		182
APP9000	1992694		182
FLK-DMS COMPL	4718790	DMS Complet, Installation, Logiciel PAT	774
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	DMS Complet/Professionnel, Installation, Logiciel PAT	1028
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Avancé	429
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Logiciel Fluke TruTest - CD (sauf Code de licence)	45
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Code de licence du logiciel Fluke TruTest - Lite	269
PASS 56OR-02	2141145	PASS 56OR-02,APPLIANCE PASS LABELS FOR DE	111
Testeurs de terre			
C1620	4359042	Mallette de transport	278
CABLE REEL 25M BL	4343731	Bobine câble 25m, Bleu	89
CABLE REEL 25M GR	4343746	Bobine câble 25m, Vert	89
CABLE REEL 50M RD	4343754	Bobine câble 50m, Red	99
EARTH STAKE	4325492	Geo Earth Ground Tester, Earth stake	89
EI-1623	2577115	Fluke EI-1623 JEU DE PINCES (1623)	961
EI-1625	2577126	Fluke EI-1625 JEU DE PINCES (1625)	1149
EI-162BN	2577159	FLUKE-EI-162BN, 320mm diameter split core	2876
ES-162P3-2	4359377	Jeu de piquets pour les mesures à 3 pôles	343
ES-162P4-2	4359389	Jeu de piquets pour les mesures à 4 pôles	502
FLUKE-1623-2	4325155	Testeur de terre GEO de base	1942
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Kit testeur de terre GEO de base	3306
FLUKE-1625-2	4325162	Testeur de terre GEO avancé	3235
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Kit testeur de terre GEO avancé	4746
FLUKE-1630-2	4829515	Pince de boucle de terre et de courant de fuite (Non FC)	1973
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Pince de boucle de terre et de courant de fuite	1973
GEOX PROBE CABLE	2539195		172

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
Outils de mesure de la qualité de l'air intérieur			
FLUKE-922	2679822	Débitmètre	924
FLUKE-922/KIT	2679831	Débitmètre Kit	1077
FLUKE-971	2418208	Thermomètre & Hygromètre	369
FLUKE-985	4131397	Compteur de particules	6077
FLUKE-CO-205	664714	Kit d'aspiration	260
FLUKE-CO-220	664711	Mesureur de monoxyde de carbone	771
PT12	2740212	Tube pitot de 30,48 cm	170
RLD2	3387163	Détecteur de fuites par lampe de poche	76
Thermomètres numériques			
8OPR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	105
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Kit combiné pince de courant, thermomètre IR et détecteur de tension 200V-1000V	350
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	407
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Thermomètre numérique - entrée simple	440
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Thermomètre numérique - double entrée	560
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Thermomètre 1 entrée	624
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Thermomètre 2 entrées	763
FLUKE-561	2558118	Thermomètre multifonction	193
FLUKE-566	2837799	Thermomètre multifonction	560
FLUKE-568	2837806	Thermomètre multifonction	699
FLUKE-568EX	4321662	Thermomètre infrarouge à sécurité intrinsèque	1749
FLUKE-572-2	4328074	Thermomètre à infrarouge	835
FLUKE-62 MAX	4130474	Thermomètre à infrarouge	124
FLUKE-62 MAX +	4130488	Thermomètre à infrarouge	133
FLUKE-64 MAX	4856105	Thermomètre infrarouge multifonction D:S 20:1	168
FLUKE-FP	2477945	Thermomètre aliments FoodPro	159
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Kit comprenant thermomètre infrarouge, testeur électrique et détecteur de tension 200V-1000V	347
Caméras industrielles			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	413
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Vidéoscope 3.8 mm, sonde 1 m, affichage avant	894
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Vidéoscope 5.5 mm, sonde 1 m, double affichage	639
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 1.2 m, double affichage	251
FLK-8.5MM/1M UVPROBE	4962751	Vidéoscope 8.5 mm UV, sonde 1 m, double affichage	894
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Vidéoscope 8.5 mm, sonde 3 m, double affichage	762
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Vidéoscope 9 mm, affichage avant, enrouleur de sonde 20 m	2557
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Sangle tour de cou DS 7XX	62
FLK-DS701	4962652	Caméra d'inspection	2184
FLK-DS703 FC	4962665	Caméra d'inspection haute résolution	2557
FLK-II900	5075603	Caméra acoustique ultrasonore Fluke ii900	19531
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER, SET OF 2	74
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP, REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	31
FLK-II910	5233904	Caméra acoustique de précision ii910	22439

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
Caméras thermiques			
Série Performance			
FLK-PTI120 9HZ	5074148	Caméra thermique de poche Fluke PTi120, 120x90; 9HZ	839
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Caméra thermique de poche Fluke PTi120, 120x90; 9HZ; 400C	839
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Caméra infrarouge Fluke TiS20+, 120x90; 9HZ	1399
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Caméra infrarouge Fluke TiS20+ MAX, 120x90; 9HZ	1649
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Caméra thermique Fluke TiS55+ 27HZ	2899
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Caméra thermique Fluke TiS55+ 9HZ	2899
Série Professionnelle			
FLK-TI300+ 60HZ	5127961	Caméra infrarouge Fluke Ti300+ 60Hz	6599
FLK-TI300+ 9HZ	5127977	Caméra infrarouge Fluke Ti300+ 9Hz	6599
FLK-TI401-PRO 60HZ	5085041	Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480; 60HZ	8599
FLK-TI401-PRO 9HZ	5085052	Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480; 9HZ	8599
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60Hz Caméra infrarouge	11249
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge	11249
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 30 Hz	3549
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Caméra infrarouge Fluke TiS60+ 9 Hz	3549
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Caméra thermique Fluke TiS75+ 27HZ	4999
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Caméra thermique Fluke TiS75+ 9HZ	4999
FLK-TIX501 60HZ	5085119	Caméra infrarouge Fluke TiX501, 640x480; 60HZ	12349
FLK-TIX501 9HZ	5085128	Caméra infrarouge Fluke TiX501, 640x480; 9HZ	12349
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Caméra infrarouge; 640x480; 60 HZ, SR	14999
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Caméra infrarouge; 640x480; 9 HZ, SR	14999
Caméras thermiques haute définition			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Objectif infrarouge grand angle	1310
FLK-2X- LENS	4961163	Téléobjectif 2x infrarouge intelligent	2617
FLK-4X-LENS	4961188	Téléobjectif 4x infrarouge intelligent	5830
FLK-RSE300 60HZ	4944776	Caméra infrarouge; 320x240; 60 Hz	13519
FLK-RSE300 9HZ	4948166	Caméra infrarouge; 320x240; 9 Hz	13519
FLK-RSE600 60HZ	4944826	Caméra infrarouge; 640x480; 60 Hz	19759
FLK-RSE600 9HZ	4948175	Caméra infrarouge; 640x480; 9 Hz	19759
FLK-RSE-MB	4961344	Support de fixation pour caméra infrarouge Fluke	159
FLK-RSE-ST	4973844	Support de fixation pour caméra infrarouge	190
Accessoires pour les caméras infrarouges			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Objectif IR Macro 25Micron pour TIX560-TIX520	5563
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Téléobjectif IR 4X pour TIX560-TIX520-TI400-TI300-TI200	7632
FLK-LENS/TELE2	4335350	Téléobjectif infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1679
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Objectif grand angle infrarouge (Ti200/Ti300/Ti400)	1679
FLK-MACRO-LENS	4961195	Objectif infrarouge macro	3922
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Fluke CASQUE BLUETOOTH, TI400/TI300/TI200, TIX520, TIX560	95
FLK-TI-EYEPiece	4917619	FLK-TI-EYEPiece,EYEPiece; TI-450; SR	1193
FLK-TI-SBC3B	4354922	Base de rechargement (Ti200/Ti300/Ti400)	229
FLK-TI-SBP3	3440365	Chargeur de Batterie Lion Ti32/TiR32)	185
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Mounting Base	127
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Accessoire de fixation pour trépied	127
FLK-TI-VISOR2	3996500	Sun Visor	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Pare-soleil pour caméra Infrarouge	105

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Protection d'objectif	20
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Sangle de main réglable	20
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Câble vidéo HDMI	27
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Sangle de cou réglable	20
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Batterie additionnelle	159
TI20-RBP	2577796	Pack batterie rechargeable (Ti20)	223
TI-CAR CHARGER	3039779	Chargeur allume cigare (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	159
TI-TRIPOD	3511872	Adaptateur pour fixation sur trépied compatible avec cameras	142
Hublots infrarouges			
FLK-050-CLKT	3460346	Hublot IR 50 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	218
FLK-075-CLKT	3460387	Hublot IR 75 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	291
FLK-100-CLKT	3460439	Hublot IR 100 mm gamme C, capot aluminium Kwik Twist	394
FLUKE-CV200	4326955	Hublot infrarouge 50 mm, loquet manuel	263
FLUKE-CV300	4326962	Hublot infrarouge 75 mm, loquet manuel	394
FLUKE-CV301	4338164	Hublot infrarouge 75 mm, loquet a cle de securite	416
FLUKE-CV400	4326996	Hublot infrarouge 100 mm, loquet manuel	547
FLUKE-CV401	4338173	Hublot infrarouge 100 mm, loquet a cle de securite	547
ScopeMeters			
ScopeMeters industriels			
FLUKE-123B/EU	4755659	ScopeMeter industriel 20MHZ, EU	2036
FLUKE-123B/EU/S	4755890	ScopeMeter industriel + SCC 20MHZ, EU	2578
FLUKE-124B/EU	4755731	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	2443
FLUKE-124B/EU/S	4755975	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	2986
FLUKE-125B/EU	4755818	ScopeMeter industriel 40MHZ, EU	2918
FLUKE-125B/EU/S	4756054	ScopeMeter industriel + SCC 40MHZ, EU	3462
ScopeMeters Série 190			
FLUKE-190-062-III	5282331	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-062-III	3774
FLUKE-190-062-III-S	5282354	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-062-III/S avec kit	4307
FLUKE-190-102-III	5282368	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-102-III	4643
FLUKE-190-102-III-S	5282379	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-102-III/S avec kit	5176
FLUKE-190-104-III	5282393	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-104-III	5227
FLUKE-190-104-III-S	5282417	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-104-III/S avec kit	5761
FLUKE-190-202-III	5282439	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-202-III	5240
FLUKE-190-202-III-S	5282442	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-202-III/S avec kit	5774
FLUKE-190-204-III	5282463	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-204-III	5973
FLUKE-190-204-III-S	5282474	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-204-III/S avec kit	6512
FLUKE-190-502-III	5282495	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-502-III	6455
FLUKE-190-502-III-S	5282508	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-502-III/S avec kit	6990
FLUKE-190-504-III	5282513	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-504-III	6691
FLUKE-190-504-III-S	5282524	Outil de diagnostic ScopeMeter 190-504-III/S avec kit	7224
Analyseurs de variateurs de vitesses			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Analyseur de variateurs de vitesse MDA-550	8548
SB-500	5011046	Jeu de brosses d'arbre, repl brosse pour SVS-500 et MDS-500	340
SVS-500	5011031	Jeu pour tension d'arbre et base magnétique	456
Accessoires pour ScopeMeter			
AC120	646163	Pinces crocodile industrielles	63
AS400	3894880	Jeu supplémentaire pour sondes	147

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
BB120	646171	Fiche banane pour adaptateur BNC	69
BC190/830	4821057	Adaptateur secteur universel Fluke BC190/830	245
BHT190	3379374	Ensemble d'adaptateurs de dérivation	479
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	134
BP190	677390	Pack Batterie NiMH (série 190)	269
BP290	4025762	Pack de batteries simple capacité pour les appareils 190 s	319
BP291	3894688	Batterie Li-ion double capacité, pour Fluke 190-seriesII	447
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	146
C120B	4744391	Sacoche de transport pour la série Fluke 120B	184
C125	646858	Sacoche pour multimètre	69
C190	677401	Mallette (série 190)	343
C195	677408	Sacoche	318
C290	3894803	Valise rigide de transport	286
CS20MA	677393	Shunt de courant 4-20 mA	131
EBC290	3894906	Chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291	140
HC120	646668	Pinces à crochet	77
HC200	2086410	Pinces à crochet	55
HH290	3894844	Crochet de suspension pour ScopeMeter 190 série II	101
MA190	1567481	Kit d'accessoires pour usage médical (série 190)	605
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	217
PM8907/830	4328690	Chargeur de batteries / adaptateur secteur	245
PM9080/101	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	361
PM9081/001	916093	Fiche banane double pour adaptateur femelle BNC	70
PM9082/001	916163	Fiche banane double pour adaptateur mâle BNC	70
PM9091/001	935598	Câbles coaxiaux BNC (1,5 m)	163
PM9092/001	935601	Câbles coaxiaux BNC (0,5 m)	140
PM9093/001	935593	Adaptateur BNC mâle/femelle	95
PM9096/201	651742	Sonde capacitive	451
RS120-III	4023947	Jeu d'accessoires de rechange pour STL120-III et VPS40-III	147
RS400	3894867	Jeu de sondes de rechange VPS400	118
RS500	4025886	Jeu d'accessoires de rechange pour sondes VPS500	210
SCC 128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	968
SCC 198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	1218
SCC120B	4744423	Kit d'accessoires, sacoches et logiciels pour la série 120B	679
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	623
SCC190EFG	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	872
SCC290	3894826	Valise rigide de transport et logiciel	532
SCC298	4138312	Kit de dépannage automobile, FLUKE-190 série II	1292
SP120B	4744414	Protège-écran pour la série 120B	61
STL120-III	4023901	Jeu de cordons de mesure blindés	258
STL120-IV	4744340	Jeu de cordons de mesure blindés 600 V CAT IV	216
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	337
SW90W	3894923	Logiciel FlukeView ScopeMeter	482
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	95
TRM50	4025864	Connecteur de terminaison de câble coaxial BNC mâle-BNC fe	254
UA120	4744384	Adaptateur connecteur USB	61
VPS101	3086317	Jeu de sondes de tension 01:01, noir, 30 MHz, 1,2 m	294

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
VPS210-G	3086247	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS210-R	3086235	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS212-G	3086286	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 200 MHz, 2,5 m	294
VPS212-R	3086273	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 200 MHz, 2,5 m	294
VPS220-G	3086300	Jeu de sondes de tension 100:1, gris, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS220-R	3086299	Jeu de sondes de tension 100:1, rouge, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS40-III	4023920	Sonde de tension, 10:1, avec pointe de test isolée 4 m	172
VPS41	4744378	Jeu de sondes de tension 40 MHz 600 V CAT IV	210
VPS410-II-B	4276937	Jeu de sondes de tension 10:1,bleu, 500 MHz	281
VPS410-II-G	4276943	Jeu de sondes de tension 10:1, gris, 500 MHz	281
VPS410-II-R	4276928	Jeu de sondes de tension 10:1, rouge, 500 MHz	281
VPS410-II-V	4276955	Jeu de sondes de tension 10:1, vert, 500 MHz	281
VPS420-V	4411583	Sonde de tension renforcé verte/noire	327
VPS510-B	4025796	Voltage probe set 500 MHZ 10:1 Bleu	281
VPS510-G	4025801	Voltage Probe Set 500 MHz 10:1 Gris	281
VPS510-R	4025781	Voltage Probe set 500 MHZ 10:1 Rouge	281
VPS510-V	4025812	Voltage Probe Set 500 MHZ 10:1 Vert	281
Instruments de qualité d'énergie			
1742-6/UPGRADE	4920964	Mise à jour de 1742 en 1746	2336
1742-8/UPGRADE	4920973	Mise à jour de 1742 en 1748	4322
1746-8/UPGRADE	4920986	Mise à jour de 1746 en 1748	2336
C1740	4116762	Sacoche souple pour 174X et 43X-II	281
C437-II	4116743	Valise rigide de transport 430 Series II à roulettes	679
EPE-TRAINING-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	224
EPE-TRAINING-F/EU	4792360	Kit de formation Fluke EPE (Electrical Power Explained) - Français	224
EPE-TRAINING-G/EU	4792351	Fluke EPE Training Set - German	224
FLUKE-1732/B	4706566	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version basic	2876
FLUKE-1732/EUS	4706548	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version EU/US	3204
FLUKE-1734/B	4706582	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée sans pince	3268
FLUKE-1734/EUS	4706594	Enregistreur d'énergie électrique triphasée version avancée EU/US	3590
FLUKE-1736/B	4563561	Enregistreur de qualité d'énergie portable (sans sonde)	5066
FLUKE-1736/EUS	4534519	Enregistreur de qualité d'énergie portable, version U.E./É.-U.	5229
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Enregistreurs de la qualité du réseau électrique triphasés Fluke 1736 -Gold Edition	4084
FLUKE-1738/B	4588378	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable (sans sonde)	5229
FLUKE-1738/EU-GOLD-F	4891684	Enregistreurs de la qualité du réseau électrique triphasés Fluke 1738 -Gold Edition Français	4715
FLUKE-1738/EU-GOLD-G	4961881	Enregistreurs de la qualité du réseau électrique triphasés Fluke 1738 -Gold Edition Allemand	4715
FLUKE-1738/EUS	4563577	Enregistreur avancé de qualité d'énergie portable, version U.E./É.-U.	5881
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	4776
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iflex, version EUS	4776
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Enregistreurs de qualité d'énergie sans iFlex, version EUS	4367
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	6554

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	6554
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	6143
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 1,500A iFlex, version EUS	8195
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version EUS	8195
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Enregistreurs de qualité d'énergie avec sondes 60 cm 3,000A iFlex, version INTL	8195
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Enregistreurs de qualité d'énergie sans sondes iFlex, version EUS	7783
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	15879
FLUKE-1760 INTL	2630744	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	18399
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	24274
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Enregistreur de qualité d'énergie (triphase), Topas	21759
FLUKE-430-II/MA	4779032	Kit de mise à jour 430-II analyseur de moteur	2779
FLUKE-435-II	4116661	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances	8249
FLUKE-435-II/BASIC	4116689	EnergiMètre nouvelle génération, hautes performances sans pinces	7432
FLUKE-435-II/INTL	4778929	EnergiMètre nouvelle génération/International	8250
FLUKE-437-II	4116692	ÉnergiMètre et analyseur de qualité du réseau électrique	10921
FLUKE-437-II/BASIC	4116719	ÉnergiMètre et analyseur de qualité du réseau électrique	10077
FLUKE-437-II/INTL	4778934	EnergiMètre nouvelle génération/International	10921
FLUKE-438-II	4778976	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique	9722
FLUKE-438-II/BASIC	4778990	Analyseur moteur et qualité du réseau électrique, sans pinces ni FC Wifi carte SD	8894
FLUKE-438-II/INTL	4779015	Analyseur de moteur et de qualité du réseau électrique, sans FC carte WiFi SD	9722
FLUKE-VR1710	3030923	Enregistreur de la qualité de tension monophasée	1173
Accessoires pour instruments de qualité d'énergie			
3140R	2650136	Sonde de courant, 400 A	537
3210-PR-TF-II	4531769	Sondes flex 1000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	836
3310-PR-TF-II	4531778	Sondes flex 5000A 61 cm pour Fluke 1750 (24 pouces)	1114
3312-PR-TF-II	4531784	Sondes flex 5000A 122 cm pour Fluke 1750 (48 pouces)	1372
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX, CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	117
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M, CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	163
BC430/830	4821069	BC430/830, REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES	191
BP120MH	2544081	Pack batterie NiCd (120 Series/43B)	134
BP1730-BATTERY	4389436	Pack batterie Li Ion 3,7V 2500mAh (1730)	54
C120	646189	Mallette (43B/Série 120)	146
C17XX	4637381	Étui pour FLUKE-17xx	158
CS1750/1760	2673962	Mallette (Fluke 1750)	342
DEMO PQ CASE	4483703	Malette de test, Power Quality	2539
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Kit de suspension	82
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Câble pour entrée auxiliaire (1730)	38
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Kit de suspension (1730)	74
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Antenne de réception GPS	443

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-174X-8066	4921140	Kit de marqueurs de câbles, 05MM	69
FLUKE-1750/CASE	2650124	Mallette (Fluke 1750)	737
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analysis - LICENCE UTILISATEUR supplémentaire	1458
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analysis - LICENCE SITE supplémentaire	7296
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adaptateur entrée AUX 173X	179
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL, TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	46
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M, BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	35
FLUKE-PQ400	4920947	Fenêtre de mesure électrique avec 4 câbles mâle vers mâle de 2 m	2208
FLUKE-PQ400/B	5075807	Fenêtre de mesure électrique de base sans accessoires	1745
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Jeu de marqueurs de câbles 3P+N+PE	12
FS17X5-TF-II	4531791	Kit sondes flex 3000A 4 phases pour Fluke 1735 & 1745	2147
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Kit sondes flex 3000A IP65 4 phases pour Fluke 1743 / 4	2386
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Sondes flex 3000A 1 phase pour Fluke 1735 & 174X	537
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Kit sondes flex FS3000/ 6000A 4 phases 36 pouces	2091
FTP17XXPQ	4954311	Kit pointes de touches avec fusible	204
GPS430-II	4693803	Module de synchronisation GPS (série 430-II)	1998
GPS-TIME SYNC	2539223	Module de synchronisation GPS (Fluke 1760)	572
I17XX-BNC-M2F	5076304	Câble mâle à 4 broches vers BNC femelle, 0,1 m (1 pièce)	117
I17XX-BNC-M2M	5076297	Câble mâle à 4 broches vers BNC mâle, 2 m (1 pièce)	117
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlexi 1.5KA 60 cm IP65	288
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 3	691
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlexi 1.5KA 60 cm IP65 par 4	921
I17XX-FLEX1500	4637328	Sonde iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx	221
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx - Pack de 3	639
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Sondes iFlex 1500A 12 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	836
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Câble mâle vers mâle iFlex®, 2 m, (1 pièce)	174
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Câble mâle vers mâle iFlex®, 2 m, (4 pièces)	670
I17XX-FLEX3000	4637343	Sonde iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx	235
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx, pack de 3	681
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Sondes iFlex 3000A 24 IN pour FLUKE-17xx , pack de 4	893
I17XX-FLEX3KIP	4921032	iFlexi 3KA 60 cm IP65	288
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	691
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlexi 3KA 60 cm IP65 par 3	921
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlexi câble extension, 5m	166
I17XX-FLEX6000	4637362	Sonde iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx	251
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de trois	723
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Sondes iFlex 6000A 36 IN pour FLUKE-17xx, pack de 4	947
I17XX-FLEX6KIP	4921071	iFlexi 6KA 90 cm IP65	344
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlexi 6KA 90 cm IP65 par 3	805
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlexi 6KA 90 cm IP65 par 4	1035
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Jeu de mini-pinces de courant 1-phasé	628
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	720
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	969
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Jeu de mini-pinces de courant triphasées	718
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Jeu de mini-pinces de courant quadriphasées	968
I400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	219
I400S	2277202	Pince de courant AC (400 A)	395

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
I40S-EL3X	4637396	Pince de courant i40s-EL pour Fluke 17xx	282
I40S-EL3X/3PK	4637409	Pincettes de courant i40s-EL pour Fluke 17xx, pack de 3	794
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	552
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Pack de 4 sondes flex 6000A 61 cm pour Fluke 430 (24 pouces)	1681
I430-FLX-TFII-12	4621205	Sonde Iflex 6000 A, 12" (30cm)	568
I430-FLX-TFII-48	4621231	Sonde Iflex 6000 A, 48" (122cm)	710
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	628
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Jeu de mini-pincettes de courant triphasées	718
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Jeu de mini-pincettes de courant quadriphasées	968
I5S	2508467	Pince de courant AC (5 A)	732
I5SPQ3	2457508	Pack de 3 pince de courant (5A)	1761
I5S-PR	3949761	Pince de courant 5 A	432
IEEE519/REPORT	4589748	Licence logiciel pour reporting IEEE519	696
IP65 ADAPTER SET	4946241	Connecteur de tension IP65	288
MBX USB-RS232	2539565	Adaptateur USB-série RS232	66
MP1-3R/1B	4944790	Sondes magnétiques pour entrées 4mm, 3 rouges 1 noire	114
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Sondes magnétiques pour cordons 4mm, pack de 4	123
OC4USB	2166266	Adaptateur/câble d'interface série (USB)	217
PM9080/101	1641983	Adaptateur/câble d'interface série (RS232)	361
TLS430	2157713	Cordons de mesure et pincettes crocodile (4 noires, 1 verte) - série 430	180
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	10 A/1 A Transformateur de courant à pince	522
TPS CLAMP 200/20	2540450	200 A/20 A Transformateur de courant à pince	522
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	50 A/5 A Transformateur de courant à pince	522
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	Flex 100/500A pour Fluke 1760, 45 cm (18in)	612
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	Flex 200/1000A pour Fluke 1760, 61 cm (24in)	612
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	Flex 3000/600A pour Fluke 1760, 91 cm (36in)	1199
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	437
TPS SHUNT 20MA	2540553	Shunt AC/DC 20mA (Fluke 1760)	437
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Sonde de tension 100V (Fluke 1760)	410
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Sonde de tension 10V (Fluke 1760)	410
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Sonde de tension 1000V (Fluke 1760)	659
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Sonde de tension 400V (Fluke 1760)	415
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Sonde de tension 600V (Fluke 1760)	415
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, pince dauphin, rouge	45
VL1735/45	3276205	Jeu de cordons de mesure de tension quadriphasée	328

Analyseurs de puissance haute précision
Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7641
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10181
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13136
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	14594
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	15709
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17139
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & P11	18666
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & P11	20532
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	20532
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	23077

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	26079
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	28585
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	21297
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	24324
Norma 5000			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	25744
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	28251
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	31595
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	30088
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	24074
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	26579
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	29922
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	28420
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	25911
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	29086
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	31589
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	34937
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	36773
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	33432
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	30926
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	28585
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	35120
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	35630
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	36943
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	47506
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	50900
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	55494
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	52149
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	43945
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	47334
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	48476
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	45131
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	50314
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	53657
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	55488
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	52149
Norma 4000/5000 Accessoires			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	282
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	276
NORMA 32A CABLES	3024689	Câbles pour shunt Planar 32 A	248
NORMA 32A SHUNT	3024677	Shunt Planar 32 A	1071
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Câbles shunt LG pour shunts de courant élevé	331
NORMA STAR POINT	3024704	Boîte d'accessoires externe	1022
Testeurs de vibrations			
810PA	3986002	Fluke Adaptateur secteur avec jeu de prises internationales	112
810QDC	3530837	Câble à débranchement rapide	201
810S	3530828	Capteur	1917

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
810SMM	3530862	Montage magnétique pour capteur	281
810SMP	3530855	Supports de montage du capteur (lot de 10)	38
FLUKE-805	4094385	Testeur de vibrations	2366
FLUKE-805 FC	4489229	Testeur de vibrations avec Fluke Connect	2366
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Fluke 805FC testeur de vibration + capteur de vibration externe 805ES	3263
FLUKE-805/805 ES	4918364	Fluke 805 avec accéléromètre Fluke 805 ES	3263
FLUKE-805/ES	4636786	FLUKE-805/ES CAPTEUR DE VIBRATION EXTERNE	1406
FLUKE-810	3542635	Testeur de vibrations	12689
FLUKE-820-2	4550041	Stroboscope à diodes électroluminescentes	1202
FLUKE-830/BT	5237143	Outil d'alignement laser avec Bluetooth installé	9230
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Support magnétique	1107
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Cales pour Contrôleur d'alignement d'arbre laser	1107
SBP810	3530843	Pack de batteries intelligentes	357

Calibrateurs de process

Série 700 Calibrateurs de process

FLK-729 150G	4856983	Calibreur de pression automatique (10 Bar)	11126
FLK-729 150G FC	4856894	Calibreur de pression automatique, avec FC (10 Bar)	11126
FLK-729 300G	4856976	Calibreur de pression automatique (20 Bar)	11126
FLK-729 300G FC	4856882	Calibreur de pression automatique, avec FC (20 Bar)	11126
FLK-729 30G	4856990	Calibreur de pression automatique (2 Bar)	11126
FLK-729 30G FC	4856907	Calibreur de pression automatique , avec FC (2 Bar)	11126
FLK-789/IR3000FC	4604605	Multimètre process et connecteur sans fil Fluke Connect	1313
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	2210
FLUKE-154 INTL	4805625	Hart Calibration Assistant	5016
FLUKE-705	665091	Calibrateur de boucle	1010
FLUKE-707	1617262	Calibrateur de boucle	1188
FLUKE-709	4234350	Calibrateur de boucle de précision	1178
FLUKE-709H	4234361	Calibrateur de boucle de precision compatible HART	1853
FLUKE-710	4991049	Calibrateur de boucles de test de valves Fluke-710 avec HART	2859
FLUKE-712B/EN	4387857	Calibrateur de sonde RTD	1498
FLUKE-714B/EN	4387869	Calibrateur de sonde thermocouple	1498
FLUKE-715	620101	Calibrateur Volt/mA	1685
FLUKE-717 30G	662897	Calibrateur de pression (2 bar)	1982
FLUKE-717 10000G	4058813	Calibrateur de pression (690 bar)	2120
FLUKE-717 1000G	2547194	Calibrateur de pression (69 bar)	1913
FLUKE-717 100G	1630430	Calibrateur de pression (7 bar)	1913
FLUKE-717 1500G	2547203	Calibrateur de pression (103.4 bar)	2120
FLUKE-717 15G	4058808	Calibrateur de pression (1 bar)	1913
FLUKE-717 1G	2547166	Calibrateur de pression (68.9 mbar)	1913
FLUKE-717 3000G	2547215	Calibrateur de pression (207 bar)	2120
FLUKE-717 300G	2547175	Calibrateur de pression (20 bar)	1913
FLUKE-717 5000G	2547232	Calibrateur de pression (345 bar)	2120
FLUKE-717 500G	2547182	Calibrateur de pression (34.7 bar)	1913
FLUKE-718 100US	665080	Calibrateur de pression (7 bar)	3599
FLUKE-718 30US	665075	Calibrateur de pression (2 bar)	3599
FLUKE-718 1G	2547148	Calibrateur de pression (68.9 mbar)	3666
FLUKE-718 300G	2547153	Calibrateur de pression (20 bar)	3666

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-718EX 100	2096322	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (7 bar)	4631
FLUKE-718EX 30	2096310	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (2 bar)	4631
FLUKE-718EX 300	3023328	Calibreur de pression à sécurité intrinsèque (20 bar)	4631
FLUKE-719 100G	3315344	Calibreur de pression à pompe électrique (7 bar)	4666
FLUKE-719 30G	3315332	Calibreur de pression à pompe électrique (2 bar)	4666
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Calibreur de pression électrique, 10 bar	4237
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Calibreur de pression électrique, 20 bar	4237
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Calibreur de pression électrique, 2 bar	4237
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	220
FLUKE-721-1601	4353241	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 6,9 bar	2688
FLUKE-721-1603	4353283	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 20 bar	2688
FLUKE-721-1605	4353327	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 34 bar	2688
FLUKE-721-1610	4353366	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 69 bar	2688
FLUKE-721-1615	4353401	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 103 bar	2688
FLUKE-721-1630	4353447	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 200 bar	2688
FLUKE-721-1650	4353486	Calibreur de pression double capteur 1,1 bar / 345 bar	2688
FLUKE-721-3601	4353252	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 6,9 bar	2688
FLUKE-721-3603	4353290	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 20 bar	2688
FLUKE-721-3605	4353330	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 34 bar	2688
FLUKE-721-3610	4353375	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 69 bar	2688
FLUKE-721-3615	4353412	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 103 bar	2688
FLUKE-721-3630	4353458	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 200 bar	2688
FLUKE-721-3650	4353499	Calibreur de pression double capteur 2,48 bar / 345 bar	2688
FLUKE-721EX-1601	4353265	Calibreur de pression double entrées 16, 100 PSIG	3512
FLUKE-721EX-1603	4353309	Calibreur de pression double entrées 16, 300 PSIG	3512
FLUKE-721EX-1605	4353348	Calibreur de pression double entrées 16, 500 PSIG	3512
FLUKE-721EX-1610	4353382	Calibreur de pression double entrées 16, 1000 PSIG	3512
FLUKE-721EX-1615	4353420	Calibreur de pression double entrées 16, 1500 PSIG	3512
FLUKE-721EX-1630	4353464	Calibreur de pression double entrées 16, 3000 PSIG	3512
FLUKE-721EX-1650	4353506	Calibreur de pression double entrées 16, 5000 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3601	4353276	Calibreur de pression double entrées 36, 100 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3603	4353311	Calibreur de pression double entrées 36, 300 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3605	4353353	Calibreur de pression double entrées 36, 500 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3610	4353394	Calibreur de pression double entrées 36, 1000 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3615	4353435	Calibreur de pression double entrées 36, 1500 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3630	4353473	Calibreur de pression double entrées 36, 3000 PSIG	3512
FLUKE-721EX-3650	4353514	Calibreur de pression double entrées 36, 5000 PSIG	3512
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Calibreur de température	3143
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Calibreur de process multifonctions	4290
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Calibreur de process multifonction	5027
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC with software	12516
FLUKE-753 EU	4411027	Calibreur de process multifonctions à mémoires	7251
FLUKE-754 EU	4400387	Calibreur de process multifonctions à mémoires	9135
FLUKE-771	2646347	Pince multimètre Process (mA)	761
FLUKE-772	3362352	Pince multimètre Process (mA)	1085
FLUKE-773	3362365	Pince multimètre Process (mA)	1444
FLUKE-787B	4777186	Calibreur de process	1374

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-789/E	3977194	ProcessMeter™ Fluke 789	1461
Modules de pression			
700G/TRACK	4123225	Logiciel + câble	571
FLUKE-700G01	4353523	Manomètre, -10" to 10" WC (27 mbar)	1019
FLUKE-700G02	4353538	Manomètre, -30" to 30" WC (69 mbar)	1019
FLUKE-700G04	4096972	Manomètre, +/- 1 bar	1019
FLUKE-700G05	4097514	Manomètre, 2 bar	1019
FLUKE-700G06	4097538	Manomètre, 6,9 bar	1019
FLUKE-700G07	4097561	Manomètre, 34 bar	1019
FLUKE-700G08	4097592	Manomètre, 69 bar	1019
FLUKE-700G10	4353654	Manomètre, 140 bar	1000
FLUKE-700G27	4097545	Manomètre, 20 bar	1019
FLUKE-700G29	4097605	Manomètre, 200 bar	1032
FLUKE-700G30	4097610	Manomètre, 345 bar	1032
FLUKE-700G31	4097622	Manomètre, 690 bar	1032
FLUKE-700GA27	4353577	Manomètre, 20 bar absolu	1019
FLUKE-700GA4	4353545	Manomètre, 1 bar absolu	1019
FLUKE-700GA5	4353550	Manomètre, 2 bar absolu	1019
FLUKE-700GA6	4353561	Manomètre, 6,9 bar absolu	1019
FLUKE-700HTPK	4124358	Kit pompe hydraulique, 0 à 690 bar	1556
FLUKE-700HTPK2	4623314	Kit Premium pompe hydraulique	1993
FLUKE-700M20TH	4623338	Tuyau de pression Premium M20	733
FLUKE-700MTH	4623345	Tuyau de pression Premium métrique	733
FLUKE-700PCK	100062	Kit d'étalonnage de module de pression	1828
FLUKE-700PTPK	4124364	Kit pompe pneumatique, 0 à 41 bar	1013
FLUKE-700PTPK2	4623306	Kit Premium pompe pneumatique	1284
FLUKE-700RG05	4353589	Manomètre, 2 bar, Référence	1144
FLUKE-700RG06	4353592	Manomètre, 6,9 bar, Référence	1144
FLUKE-700RG07	4353605	Manomètre, 34 bar, Référence	1144
FLUKE-700RG08	4353610	Manomètre, 69 bar, Référence	1144
FLUKE-700RG29	4353622	Manomètre, 200 bar, Référence	1144
FLUKE-700RG30	4353631	Manomètre, 345 bar, Référence	1144
FLUKE-700RG31	4353646	Manomètre, 690 bar, Référence	1144
FLUKE-700TTH10K	4636393	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression, 10k	872
FLUKE-700TTH5K	4623323	Kit Premium tuyau de transmetteur de pression	733
FLUKE-750P00	4352270	Module de pression effective (0 - 2.5 mbar)	2189
FLUKE-750P01	4352281	Module de pression effective (0 - 25 mbar)	1691
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Module De Pression Effective (0 - 25 Mbar)	3194
FLUKE-750P02	4352750	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1691
FLUKE-750P03	4352738	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1691
FLUKE-750P04	4352313	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1691
FLUKE-750P05	4352336	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1691
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Module De Pression Effective (0 - 2 Bar)	3268
FLUKE-750P06	4352349	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1691
FLUKE-750P06EX	4558673	Ex Module De Pression Effective (0 - 7 Bar)	3268
FLUKE-750P07	4352360	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1691
FLUKE-750P08	4352372	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1691

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
FLUKE-75OP09	4352385	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1691
FLUKE-75OP09EX	4558725	Ex Module De Pression Effective (0 - 100 Bar)	3268
FLUKE-75OP2000	4352397	Module de pression effective (0 - 140 bar)	1691
FLUKE-75OP22	4352296	Module de pression effective (0 - 70 mbar)	1691
FLUKE-75OP23	4352308	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1691
FLUKE-75OP24	4352324	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1691
FLUKE-75OP24EX	4558686	Ex Module De Pression Effective (0 - 1 Bar)	3268
FLUKE-75OP27	4352351	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1691
FLUKE-75OP27EX	4558699	Ex Module De Pression Effective (0 - 20 Bar)	3268
FLUKE-75OP29	4352403	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2684
FLUKE-75OP29EX	4558702	Ex Module De Pression Effective (0 - 200 Bar)	5456
FLUKE-75OP30	4352415	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2684
FLUKE-75OP31	4352426	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2684
FLUKE-75OP3IN	4555281	Module de pression effective (0 - 7.5 mbar)	1626
FLUKE-75OP5IN	4555296	Module de pression effective (0 - 12.5 mbar)	1626
FLUKE-75OPA27	4352471	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1907
FLUKE-75OPA3	4352432	Module de pression effective (0 - 350 mbar)	1907
FLUKE-75OPA4	4352444	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1907
FLUKE-75OPA4EX	4558716	Ex Module De Pression Effective (0 - 1 Bar)	3461
FLUKE-75OPA5	4352459	Module de pression effective (0 - 2 bar)	1907
FLUKE-75OPA6	4352467	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1907
FLUKE-75OPA7	4352480	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1907
FLUKE-75OPA8	4352498	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1907
FLUKE-75OPA9	4352500	Module de pression effective (0 - 100 bar)	1907
FLUKE-75OPD10	4352556	Module de pression effective (-700 - 700 mbar)	1907
FLUKE-75OPD2	4352539	Module de pression effective (-70 - 70 mbar)	1907
FLUKE-75OPD27	4352616	Module de pression effective (-1 - 20 bar)	1907
FLUKE-75OPD3	4352542	Module de pression effective (-350 - 350 mbar)	1907
FLUKE-75OPD4	4352563	Module de pression effective (-1 - 1 bar)	1907
FLUKE-75OPD5	4352574	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	1907
FLUKE-75OPD50	4352588	Module de pression effective (-1 - 3.5 bar)	1907
FLUKE-75OPD6	4352595	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	1907
FLUKE-75OPD7	4352602	Module de pression effective (-1 - 14 bar)	1907
FLUKE-75OPV3	4352517	Module de pression effective (-350 mbar)	1907
FLUKE-75OPV4	4352521	Module de pression effective (-1 bar)	1907
FLUKE-75OR04	4352625	Module de pression effective (0 - 1 bar)	1907
FLUKE-75OR06	4352633	Module de pression effective (0 - 7 bar)	1907
FLUKE-75OR07	4352657	Module de pression effective (0 - 35 bar)	1907
FLUKE-75OR08	4352669	Module de pression effective (0 - 70 bar)	1907
FLUKE-75OR27	4352640	Module de pression effective (0 - 20 bar)	1907
FLUKE-75OR29	4352678	Module de pression effective (0 - 200 bar)	2864
FLUKE-75OR30	4352684	Module de pression effective (0 - 340 bar)	2864
FLUKE-75OR31	4352691	Module de pression effective (0 - 700 bar)	2864
FLUKE-75ORD27	4352723	Module de pression effective (-0.8 - 20 bar)	2143
FLUKE-75ORD5	4352706	Module de pression effective (-1 - 2 bar)	2143
FLUKE-75ORD6	4352714	Module de pression effective (-1 - 7 bar)	2143

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
Accessoires pour calibrateurs de process			
709H/TRACK	4281225	Logiciel d'enregistrement avec câble	593
754HCC	3829410	Câble de communication HART, série 750	116
BC7217 INTL	668217	Chargeur de batteries	417
BC-7240	4022655	Chargeur de batterie / adaptateur secteur pour 75x	66
BP7235	668225	Pack Batterie NiMH	341
BP7240	4022220	Pack de batteries Li-ion pour 75x	233
C700	606928	Mallette (série 700)	466
C789	946694	Sacoche pour multimètre et accessoires	271
FLUKE-700HTH-1	2811795	Flexible de test	1222
FLUKE-700HTP-2	4096855	Pompe d'essai hydraulique	1498
FLUKE-700ILF	1566730	Filtre en ligne	145
FLUKE-700-IV	202561	Shunt de courant	645
FLUKE-700LTP-1	2811763	Pompe de test basse pression	1305
FLUKE-700PMP	617131	Pompe de pression (10 bar)	912
FLUKE-700PRV-1	2811808	Clapet de décharge pour 700HTP	1470
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pompe de test pneumatique	772
FLUKE-700SC	667425	Câble d'interface série (Fluke 725/725Ex/726)	317
FLUKE-700TC1	620119	Kits de fiches pour thermocouples (10 types)	189
FLUKE-700TC2	620127	Kits de fiches pour thermocouples (5 types)	155
FLUKE-700TLK	3829398	Kit de cordons de mesure process	189
FLUKE-71X	3345825	Kit de tuyaux	138
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Filtre à liquides et particules, série 71X	433
FLUKE-720RTD	4366669	Sonde RTD pour 721, 721Ex et 719PRO	355
FLUKE-720URTD	4382695	Adaptateur RTD universel pour 721, 721Ex et 719PRO	220
FLUKE-750SW	4090343	Logiciel DPC/TRACK2	4582
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	218
FVF-SC2	1576734	Logiciel FlukeView Forms + Câble IR USB (série 180, 1653, 789, 1550B)	357
HART DRYWELL CABLE	2111088	Câble d'interface HART	220
IR189USB	2428108	Câble IR - USB (série 280/180, 1653, 789, 1550B)	70
Accessoires généraux			
Cordons de mesure, points de touches et pinces			
80K-15	618113	Sonde de mesure haute tension	410
AC175	4101772	Jeu de pinces crocodile filetées	41
AC220	1610103	Jeu de sondes à pince crocodile SureGrip	65
AC280	1610115	Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip	50
AC283A	5130530	Jeu de sondes à pince SureGrip	52
AC285	1610159	Jeu de sondes à pince crocodile large SureGrip	32
AC285-FTP	4073928	Pinces crocodiles et adaptateurs	39
AC288	4617784	Pince crocodile rétractable pour bornier	50
AC87	1278079	Grippe-barres industrielles	67
AC89	873448	Pince pique-fil industrielle isolée	73
BP980	1616807	Kit paire de prises bananes	74
FTL-660	2280204	Jeu de cordons de mesure avec fusibles	88
FTP-1	3869437	Kit de cordons de mesure	133
FTPL-1	3869443	Jeu de sondes de test avec cordons de mesure	146
H900	1616818	Etui cordons de mesure	45

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
LEADWRAP	4083525	Fermeture autoagrippante nylon durable, lot de 3	14
T5-KIT-1	3971169	Kit d'accessoires de base pour testeur	74
T5-RLS	4089137	Jeu de cordons de mesure de rechange (T5)	32
TL1550B	2788216		291
TL175	3521976	Cordons de mesure TwistGuard™	41
TL175E	3565554	Cordons de mesure TwistGuard™ à pointes lanternes 4 mm	44
TL220-1	3971178	Jeu de cordons de mesure SureGrip pour applications industrielle	113
TL221	2003602	Jeu de cordons d'extension SureGrip	49
TL222	2003616	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	49
TL223-1	3971184	Jeu de cordons de mesure SureGrip pour applications électriques	103
TL224	1610198	Jeu de cordons de mesure en silicone SureGrip	44
TL225-1	3971191	Jeu de cordons de mesure pour suppression des tensions parasites	150
TL238	2132831	Jeu de cordons SureGrip haute energie	113
TL27	668571	Jeu de cordons de mesure industriel	50
TL40	1590606	Jeu de cordons de mesure, pointes retractables	72
TL71-1	3971207	Jeu de cordons de mesure	41
TL75-1	3971218	Jeu de cordons de mesure	34
TL76	2032684	Jeu de cordons de mesure tout-en-un	57
TL80A-1	3971229	Jeu de cordons de mesure	104
TL81A	1277073	Jeu de cordons de mesure électronique Deluxe	219
TL910	1616632	Jeu de cordons de mesure electronique (avec pointes amovibles)	101
TL930	1616671	Cordons de raccordement (60 cm)	24
TL932	1616680	Cordons de raccordement (90 cm)	29
TL935	1616698	Kit de cordons de raccordement (60, 90, 120 cm)	84
TL940	1616705	Cordons grippe-fils mini	29
TL950	1616710	Cordons pince pique-fils	50
TL960	1616722	Cordons grippe-fils micro	29
TL970	1616793	Kit de cordons pince pique-fil et grippe-fil	104
TLK1550-RTLK	4112351	Ensemble cordons de mesure et pince 10 kV	319
TLK-220 EUR	2097022	Kit d'accessoires Suregrip	208
TLK-225-1	3971234	Jeu principal SureGrip	224
TLK281-1	3971241	Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles	198
TLK282-1	3971252	Jeu de cordons de mesure pour applications automobiles DeLuxe	253
TLK287	3045631	Kit de cordons de mesure électronique principal	237
TLK289 EUR	3092521	Kit de cordons de mesure principal pour applications industrielles	237
TLK290	2435092	Kit pointes de touche	89
TLK291	2435108	Kit de sondes de test à fusibles	89
TP1-1	3971265	Sondes de test	24
TP175	3521983	Cordons de mesure TwistGuard™	29
TP175E	3565568	Pointes de sondes TwistGuard 2 mm diam. avec adaptateurs	31
TP2-1	3971283	Sondes de test	29
TP220-1	3971276	Sondes de test SureGrip	29
TP38	1541636	Pointes de touche Slim Reach (isolée)	24
TP38-2001-OSP	2438858	Paire de sondes isolées, CATIII 1000 V, CAT IV 600 V	20
TP74	1541649	Pointes de touche forme "lanterne"	29
TP80	873455	Pointes de touche pour l'électronique	53
TP912	1616644	Pointes de remplacement pour TL910	50

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
TP920	1616659	Kit adaptateur pointes de touche	72
Pinces de courant			
80I-110S	114519	Pince de courant AC/DC (100 A)	1016
I1000S	1568487	Pince de courant AC (1000 A)	878
I1010	617735	Pince de courant AC/DC (1000 A)	630
I1010-KIT	2096998	Pince de courant AC/DC (1000A) avec sacoche	644
I200	664755	Pince de courant AC (200 A)	219
I2000 FLEX	2584912	Pince de courant AC de type flex (2000 A)	439
I200S	664760	Pince de courant AC (200 A)	366
I30	2584920	Pince de courant AC/DC (30A)	585
I3000 FLEX-4PK	2696367	Pince de courant AC (3000 A), 4-pack	1761
I3000S	657202	Pince de courant AC (3000 A)	1056
I3000S FLEX-24	2584888	Pince de courant AC de type flex (3000A), 610 mm	674
I3000S FLEX-36	2584901	Pince de courant AC de type flex (3000A), 915 mm	807
I30S	2584935	Pince de courant AC/DC (30A)	807
I310S	2840309	Pince de courant AC/DC (300 A)	483
I400	2277225	Pince de courant AC (400 A)	219
I400S	2277202	Pince de courant AC (400 A)	395
I40S-PR	3949777	Pince de courant 40A (1750)	511
I410	617727	Pince de courant AC/DC (400 A)	366
I410-KIT	2097005	Pince de courant AC/DC (400A) avec sacoche	424
I6000S FLEX-24	2840311	Pince de courant AC (6 000 A)	878
I6000S FLEX-36	2840327	Pince de courant AC (6 000 A)	1025
I800	2840283	Pince de courant AC (800 A)	315
Accessoires de température			
80AK-A	2747812	Adaptateur pour thermocouple	47
80BK-A	2747801	Sonde de température intégrée pour multimètre numérique (type K)	52
80CJ-M	833046	Mini-connecteurs mâles (type J)	36
80CK-M	779942	Mini-connecteurs mâles (type K)	36
80PJ-1	1288191	Sonde à perle (type J)	40
80PJ-9	1288218	Sonde d'usage courant (type J)	98
80PJ-EXT	1288234	Kit de câbles d'extension (type J)	87
80PK-1	750422	Sonde à perle (type K)	50
80PK-10	3439199	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	295
80PK-11	2724500	Sonde de température VELCRO	57
80PK-18	3448859	Kit de sonde avec pince pour tuyaux	477
80PK-22	2098684	Sonde pour immersion	147
80PK-24	2098691	Sonde pour air et gaz	191
80PK-25	2098706	Sonde pour pénétration	173
80PK-26	2098714	Sonde polyvalente	191
80PK-27	2098723	Sonde pour surfaces industrielles	523
80PK-3A	874610	Sonde pour surfaces (type K)	328
80PK-8	200360	Sonde avec pince pour tuyaux (type K)	267
80PK-9	1288229	Sonde d'usage courant (type K)	98
80PK-EXT	1288241	Kit de câbles d'extension (type K)	87
80PR-60	2148313	Sonde de température (Fluke 66 & 68)	105
80PT-25	2104397	Sonde pour pénétration	152

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
8OPT-EXT	1288252	Kit de câbles d'extension (type T)	87
8OT-150UA	3190456	Sonde de température universelle (pour multimètres numériques)	412
8OTK	736736	Module pour thermocouple (type K)	208
Sacoches et étuis			
C101	2437514	Mallette	98
C115	2826063	Sacoche	93
C116	2826074	Sacoche	111
C125	646858	Sacoche pour multimètre	69
C12A	930529	Sacoche pour multimètres	48
C150	4111540	Sacoche de transport	45
C1600	2091049	Malette pour multimètre et accessoires	58
C1620	4359042	Mallette de transport	278
C190	677401	Mallette (série 190)	343
C195	677408	Sacoche	318
C23	1663209	Sacoche	41
C25	681114	Sacoche pour multimètres	82
C280	3182785	Sacoche	98
C33	1664120	Sacoche	45
C345	3311173	Sacoche de transport	116
C35	2826056	Sacoche	68
C43	1663230	Sacoche	123
C50	762823	Sacoche	58
C510	1547885	Sacoche en cuir pour multimètres	115
C520A	1629104	Sacoche en cuir pour testeurs	89
C550	1547919	Sacoche à outils	194
C75	865535	Sacoche pour accessoires	28
C781	619988	Sacoche pour multimètres	144
C789	946694	Sacoche pour multimètre et accessoires	271
C799	4021731	Sacoche de transport, série 750	122
C90	466029	Sacoche pour multimètres	58
CAMO-C25	4110632	Fluke CAMO-C25 SACOCHE SOUPLE CAMOUFLAGE	54
CXT1000	4628917	Valise de transport durcie modulable	251
CXT170	3352567	Sacoche résistante	251
CXT280	3352571	Sacoche résistante	251
CXT80	3352559	Sacoche résistante	251
FLK-C3000	4582763	Sacoche souple, FLK-3000FC	124
FLK-C3003	4582928	Sacoche souple, FLK-3003FC	57
FLUKEPACK30	4983088	Sac à dos professionnel pour outils	211
H15	4111533	Etui pour série T100	44
H3	1608458	Etui (Série 330)	64
H5	649365	Etui pour testeur électrique (Fluke T5)	48
H80M	2138458	Etui + Sangle de suspension avec aimant	62
H-T6	4910585	T6 Etui ceinture	48
Accessoires pour applications automobiles			
BP880	2150594	Double fiche banane BNC / femelle	22
BP881	2151015	Double fiche banane BNC / mâle	28
PV350	919811	Module de pression	418

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
RPM80	880849	Sonde inductive	144
SCC 128	2100199	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 120)	968
SCC 198	2100208	Kit d'accessoires pour usage automobile (série 190)	1218
STL90	201233	Jeu de cordons de mesure blindés (série 120/190)	337
TAS90	614187	Jeu de cordons d'accessoires pour usage automobile (série 120/190)	95
TL28A	1273185	Jeu de cordons de mesure	84
TL82	2150636	Jeu d'adaptateurs mâle - femelle pour applications automobiles	168
TP40	1567573	Pointes de touche arrière pour applications automobiles (cinq) (4 mm)	60
TP81	2149098	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	82
TP82	2149080	Jeu de pinces pique-fil isolées (4 mm)	77
TP88	2149102	Jeu de pointes de touche arrière rigides	21
Autres accessoires			
80K-40	382846	Sonde haute tension	418
80K-6	532424	Sonde haute tension	233
EBC290	3894906	Chargeur de batterie externe pour BP290 et BP291	140
FL-120 EX	4972431	Lampe torche à sécurité intrinsèque 120 lumens	90
FL-150 EX	4972446	Lampe torche à sécurité intrinsèque 150 lumens	113
FL-45 EX	4972422	Lampe torche à sécurité intrinsèque 45 lumens	55
HL-200 EX	4972410	Lampe frontale à sécurité intrinsèque 200 lumens	113
L200	2096346	Éclairage de sonde	36
L205	2098588	Minlampe pour casque	46
L206	2098595	Lampe Deluxe pour casque	58
L210	2096379	Éclairage + rallonge de sonde	57
L215	2096368	Kit SureGrip avec éclairage et rallonge de sonde	129
LVD1A	4571403	Lampe / Détecteur de tension	50
LVD2	2740300	Lampe/Détecteur de tension	55
PV350	919811	Module de pression	418
SV225	3100477	Adaptateur pour la suppression des tensions parasites	100
TPAK	1281997	Kit ToolPak pour accrocher le multimètres	58
Fusibles			
7017240.0	2279339	Fusible, A : 315 mA (F), V : 1000 V, IR : 10 kA, 6,35x32 mm	13,1
FUSE	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	4,3
FUSE	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	10,15
FUSE	830828	Fusible, A : 1 A (F), V : 600 V, IR : 10 kA, 10,3x34,9 mm	9,05
FUSE	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	5,55
Logiciel			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + Câble IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	218
FVF-SC4	2687335	Logiciel FlukeView Forms + câble (8845A/8846A)	412
FVF-SC5	2791314	Fluke FlukeView® Forms, logiciel de base (8845A/8846A)	236
FVF-UG	1576741	Mise à niveau FlukeView Forms	192
SCC120E	646684	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 120)	623
SCC190EFG	671826	Logiciel FlukeView + Câble USB + Sacoche (série 190)	872
SW90W	3894923	Logiciel FlukeView ScopeMeter	482
Seminar Boxes			
1D-INHOUSE CODE	4710593	1D-INHOUSE CODE,1 DAY - INHOUSE SEMINAR VOUCHER	2150
2D-TI MAINT CODE	4625077	2D-TI MAINT CODE,2 DAY - MAINTENANCE TRAINING TI VOUCHER	820
TI LEVEL 2 EXAM	4710587	TI LEVEL 2 EXAM,DIN 9712 EXAM VOUCHER	800

Modèle	Numéro de l'article	Description	CHF
TI LEVEL EXAM	4625092	TI LEVEL EXAM,EAN 473 EXAM VOUCHER	700
TI TRAINING L2CODE	4710579	TI TRAINING L2CODE,DIN 9712 LEVEL 2 CUSTOMER TRAINING VOUCHER	2600
TI TRNG L1 CODE	4625108	TI TRNG L1 CODE,EAN 473 LEVEL 1 CUSTOMER TRAINING VOUCHER	2350

Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA) et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

Les prix indiqués sont les prix conseillés (hors TVA).

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke (Switzerland) GmbH
 Industrial Division
 Hardstrasse 20
 CH-8303 Bassersdorf
 E-mail: info@ch.fluke.nl
 Numéro +41 (0)44 580 7504

©2021 Fluke Corporation. All rights reserved.
 Data subject to alteration without notice.
 10/2021 CHFR

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.