

Preisliste Fluke Testgeräte

Stand: 02.10.2021

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
Fluke Connect			
Fluke Connect - Serie 3000			
FLK-3000FC	4401595	FC Wireless Digitalmultimeter	408
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Wireless Digitalmultimeter mit Spannungstester und Messleitungssatz	582
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Wireless Digitalmultimeter mit strapazierfähigem Messleitungssatz	524
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC mit Aufhängerriemen TPAK	451
FLK-A3000FC	4401588	FC Wireless Wechselstromzangenmodul	261
FLK-A3000FC KIT	4465618	FC Wireless Wechselstromzangen-Kit mit A3000	582
FLK-A3001FC	4459439	FC Wireless iFlex Wechselstrom-Messmodul	306
FLK-A3001FC KIT	4465665	FC Wireless Flex-Wechselstromzangen-Kit mit A3001	628
FLK-A3002FC	4459442	FC Wireless Gleich-/Wechselstrom-Messmodul	174
FLK-A3003FC	4629295	2000A DC Stromzange	729
FLK-A3004FC	4629301	4-20mA DC Stromzange	874
FLK-T3000FC	4401563	FC Wireless Temperaturmodul Typ-K	261
FLK-T3000FC KIT	4465652	FC Wireless Temperaturkit mit T3000	582
FLK-V3000FC	4401556	FC Wireless Wechselspannungs-Messmodul	278
FLK-V3000FC KIT	4465641	FC Wireless Wechselspannungs-Kit mit V3000	582
FLK-V3001FC	4459421	FC Wireless Gleichspannungs-Messmodul	278
FLK-V3001FC KIT	4467777	FC Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001	582
Fluke Connect - Zubehör			
FLK-FC-SD 8GB	4463628	Fluke Connect Wireless SD-Karte	127
FLUKE-IR3000FC	4460436	IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	194
Digital-Multimeter			
Multimeter Serie 110			
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	58
FLUKE-113 EUR	3088053	Echtheffektiv-Multimeter	171
FLUKE-114 EUR	2583552	Echtheffektiv-Multimeter	225
FLUKE-115 EUR	2583583	Echtheffektiv-Multimeter	268
FLUKE-116 EUR	2583601	Echtheffektiv-Multimeter	321
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	457
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	407
FLUKE-117 EUR	2583647	Echtheffektiv-Multimeter	336
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	435
FLUKE-117/PRV240	4636971	Prüfeinheit, Fluke 117 DMM Kit	437
Multimeter Serie 170			
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	58
FLUKE-175 EGFID	1592901	Echtheffektiv-Multimeter	328
FLUKE-177 EGFID	1592874	Echtheffektiv-Multimeter	399
FLUKE-179 EGFID	1592842	Echtheffektiv-Multimeter	471
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Elektronik Combo Kit	534
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Fluke 179 Industriemultimeter Service-Kit	544
Multimeter Serie 200			
BC500TDMM	4820410	Ladegerät	170
C280	3182785	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	98
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	1095
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	1167

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-233 EU	3469334	Multimeter mit abnehmbarem Anzeige-Modul	466
FLUKE-279FC I/B	4989200	Fluke 279 FC/iFlex Echteffektiv-Wärmebild-Multimeter mit iFlex und Zusatzakku	1385
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Thermisches Multimeter TRMS / Wireless mit iFlex	1259
FLUKE-287/EUR	3947781	Echteffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)	846
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Combo Kit mit Fluke 287 und FlukeView® Forms	992
FLUKE-289/EUR	3947801	Echteffektiv-Logging-Multimeter mit Trenddarstellung (TrendCapture)	919
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Combo Kit mit Fluke 289 und FlukeView® Forms	1024
FLUKE-289/IMSK	3449156	Industriemultimeter-Servicekit	847
Multimeter Serie 20			
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	82
FLUKE-27II/EUR	3947770	IMultimeter für Industrieanwendungen (IP67)	711
FLUKE-28II/EUR	3947820	Multimeter für Industrieanwendungen (IP67)	711
FLUKE-28IIEX	4017165	Eigensicheres Echt-Effektivwert Digitalmultimeter	1774
Multimeter Serie 70			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Digitalmultimeter	582
Multimeter Serie 80			
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	82
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Industrielles Digitalmultimeter	654
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Industrieelektriker Combo Kit	775
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Industrielles Echteffektiv-Digitalmultimeter	645
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Fluke 87V Industriemultimeter Service-Kit	698
FLUKE-87V-MAX	5140033	Echteffektiv-Digitalmultimeter	683
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Combokit Fluke 87V MAX E2 für Industrieelektriker	807
Strommesszangen			
FLUKE-323	4152628	Echteffektiv-Strommesszange	174
FLUKE-324	4152637	Echteffektiv-Strommesszange	227
FLUKE-325	4152643	Echteffektiv-Strommesszange	315
FLUKE-353	2840252	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange	874
FLUKE-355	2840265	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange	1094
FLUKE-365/E	3790607	Echteffektiv-Strommesszange für AC und DC mit abnehmbaren Zangenkopf	363
FLUKE-368 FC	4709907	FLUKE Connect Leckstromzange, 40mm Zangenöffnung	971
FLUKE-369 FC	4709934	FLUKE Connect Leckstromzange, 61mm Zangenöffnung	971
FLUKE-373/E	3790564	Echteffektiv-Wechselstrommesszange	363
FLUKE-374 FC	4696001	600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange	510
FLUKE-375 FC	4695932	600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange	610
FLUKE-376 FC	4695861	1000A AC/DC TRMS Wireless Stromzange mit iFlex	693
FLUKE-377 FC/E	5111858	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 377 FC mit kontaktloser Messung und iFlex	720
FLUKE-377/E	5225745	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 377 mit kontaktloser Messung und iFlex	720
FLUKE-378 FC/E	5225723	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 FC mit kontaktloser Messung und iFlex	830
FLUKE-378/E	5225761	Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange Fluke 378 mit kontaktloser Messung und iFlex	830
FLUKE-381	3610452	Echteffektiv-Strommesszange für Gleich- und Wechselstrom mit abnehmbarem Anzeige-Modul und iFlex™	816

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-393/E	5274939	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 mit iFlex nach Sicherheitspezifikation CAT III 1.500 V	778
FLUKE-393FC/E	5274900	Echtheffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange 393 FC mit iFlex nach Sicherheitspezifikation CAT III 1.500 V	778
FLUKE-902 FC	4695814	Wireless-Echtheffektiv-Strommesszange für HLK-Anwendungen	409
FLUKE-I2500-10	3676410	i2500-10 iFlex Probe	190
FLUKE-I2500-18	3676405	i2500 iFlex Probe	190
H3	1608458	Holster (Serie 330)	64
Tischmultimeter			
8808A 240V	2802385	5,5-Digit-Multimeter	1240
8808A/SU 240V	2802467	5,5-Digit-Multimeter (inkl. Software und Kabel)	1580
8808A/TL 240V	3111097	5,5-Digit-Multimeter, Messleitungssatz 2 x 4W	929
8845A 220V	2577352	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter	1850
8845A 240V	2577365	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm	1850
8845A/SU 240V	2675332	6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)	2180
8845A-EFPT	2742690	Adaptersatz für besonders feine Messspitzen	33
8845A-TPIT	2742683	IC-Messspitzensatz	23
8846A 220V	2577383	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter	2430
8846A 240V	2577390	6,5-Digit-Präzisionsmultimeter, 35 ppm	2430
8846A/SU 240V	2675380	6.5 Digit Präzisionsmultimeter (inkl. Software + Kabel)	2780
884X-1G	2675534	USB-Speicher 1 GB	55
884X-CASE	2675552	Hartschalenkoffer	761
884X-RTD	2675468	Pt100 Ohm-Temperaturmessfühler	1000
884X-SHORT	2653346	4-Leiter-Kurzschlussstecker	55
884X-USB	2675479	Adapterkabel USB auf RS232	279
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)	412
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	236
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Upgrade	192
TL2X4W-PTII	2826215	2x4-Widerstandsmessleitung, Messspitze 2 mm	134
TL2X4W-TWZ	2723629	2X4-Wire Ohms Tweezers Test Leads	190
Y8846D	2771721	Gestell-Einbausatz, Dual (8845A/8846A)	285
Y8846S	2675518	Gestell-Einbausatz, Single (8845A/8846A)	218
KFZ-Messgeräte			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	KFZ-Multimeter Combo Kit	931
Werkzeuge			
CPAK8	5081580	Tasche mit Magnetaufhängung	49
IB117KEUR	5195045	Elektriker-Multimeter Fluke 117 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	456
IB117L	5133953	Elektriker-Multimeter Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	341
IB117M	5133966	Elektriker-Multimeter Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	364
IB179K-EGFID	5133994	Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	570
IB179L-EGFID	5133975	Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	456
IB179M-EGFID	5133982	Echtheffektiv-Multimeter Fluke 179 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	478
IB376KEUR	5195061	Strommesszange Fluke 376 FC + Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	762
IB376L	5134134	Strommesszange Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	660

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
IB376M	5134141	Strommesszange Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	683
IB875KEUR	5195050	Industriemultimeter Fluke 87V + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	740
IB875L	5134096	Industriemultimeter Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	626
IB875M	5134107	Industriemultimeter Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	649
IBT6KEUR	5195077	Elektrotester T6-1000 + Starter-Kit mit Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wickeltasche)	485
IBT6L	5134118	Elektrotester T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	352
IBT6M	5134129	Elektrotester T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	363
IKPK7	5067392	Professioneller Werkzeugrucksack Fluke Pack30 + Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen (5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen und Wick	436
IKPL3	5067377	Kit mit 3 isolierten Zangen, 1.000 V und Wickeltasche	181
IKSC7	5067345	Kit mit 7 isolierten Schraubendrehern, 1.000 V (3 Schlitz-, 2 Kreuzschlitz-, 2 Vierkantschraubendreher)	146
IKST7	5067389	Starter-Kit mit isolierten Handwerkzeugen – 5 isolierte Schraubendreher und 3 isolierte Zangen, 1.000 V und Wickeltasche	290
INCP8	5067267	Isolierte Elektriker-Kombizange, 200 mm, 1.000 V	61
INDC8	5067244	Isolierter Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung, 200 mm, 1.000 V	73
INLP8	5067232	Isolierte Spitzzange mit Seitenschneider, 200 mm, 1.000 V	67
INPP10	5067259	Isolierte Rohrzange, schnell verstellbar, 250 mm, 1.000 V	86
IPHS1	5067306	Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen.	21
IPHS2	5067314	Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen.	28
ISLS3	5067271	Isolierter Schlitzschraubendreher, 2,5 mm x 75 mm, 1.000 V	20
ISLS5	5067280	Isolierter Schlitzschraubendreher, 4 mm x 100 mm, 1.000 V	20
ISLS8	5067298	125-mm-Schraubendreher mit 6-mm-Klinge. Für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen.	28
ISQS1	5067323	Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 1, 100 mm, 1.000 V	28
ISQS2	5067338	Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 2, 125 mm, 1.000 V	28
RUP8	5081598	Werkzeugwickeltasche	24
Messgeräte mit Basisfunktionen			
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	VoltAlert 5er-Paket	154
FLK2AC/200-1000VC	3611972	ACV Detector 200-1000V	40
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	ACV Detector 200-1000V	40
FLUKE-1000FLT	4472387	Leuchtstoffröhrentester	330
FLUKE-1AC-E1-II	2432967	Kontaktloser Spannungsteste	43
FLUKE-2042	2435038	Leitungssucher (Empfänger + Geber)	1049
FLUKE-2042T	2435045	Leitungssucher (Geber)	546
FLUKE-9040EUR	4014969	Drehrichtungstester für Drehstromnetze	281
FLUKE-9062	2435077	Motordrehrichtungstester	257
FLUKE-T110/VDE	4093088	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	109
FLUKE-T130/VDE	4093095	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	161
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Fluke T150 und PRV240 Proving Unit Kit	363
FLUKE-T150/VDE	4093109	SPANNUNGS-/DURCHGANGSPRÜFER MIT LCD, WIDERSTANDSMESSUNG, ZUSCHALTBARER LAST (VDE-VERSION)	187

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-T90	4016945	Spannungs- und Durchgangsprüfer	76
FTL-660	2280204	Fused Test Lead Set	88
GFF001131000	4083642	GS38 Prüfspitzen-Aufsatz (Set)	2
H5	649365	Holster für die T-Serie (Fluke T5)	48
H-T6	4910585	Gürtelhalter für T6	48
LVD1A	4571403	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	50
LVD2	2740300	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	55
PRV240	4566209	Prüfeinheit	217
PRV240FS	4910310	Proving Unit für T6 (berührungslose Spannungserkennung)	207
T5-1000 EUR1	659570	Autom. Spannungs- und Durchgangstester	240
T5-600 EUR1	659612	Autom. Spannungs- und Durchgangstester	213
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Elektrotester, IR Thermometer und Voltage Detector Kit	347
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	T5-1000 Elektrotester mit Holster H5 und 1AC Spannungstester	266
T6-1000/EU	4910257	Elektro-Tester mit FieldSense™, rund	353
T6-1000PRO/EU	5134758	Elektrischer Tester Fluke T6-1000 PRO	363
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	20 % Rabatt auf den Fluke T6-600 mit Infrarot-Thermometer 62MAX+, 1AC Spannungstester und Tragetasche C60	396
T6-600/EU	4910322	Elektro-Tester mit FieldSense™, rund	276
Laser Nivelliergeräte			
3 Punkt Laser			
PLS 3G KIT	5009378	3-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, grün	308
PLS 3G Z	5009369	3-Punkt-Lasernivelliergerät, grün	257
PLS 3R KIT	5009357	3-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, rot	259
PLS 3R Z	5009340	3-Punkt-Lasernivelliergerät, rot	208
5 Punkt Laser			
PLS 5G KIT	5009414	5-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, grün	412
PLS 5G Z	5009406	5-Punkt-Lasernivelliergerät, grün	365
PLS 5R KIT	5009391	5-Punkt-Lasernivelliergerät-Kit, rot	356
PLS 5R Z	5009384	5-Punkt-Lasernivelliergerät, rot	319
Kreuzlinien - und Punkt laser			
PLS 6G RBP KIT	5116068	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, Kit, grün	582
PLS 6G RBP SYS	5116079	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, System, grün	709
PLS 6G Z	5009461	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, grün	490
PLS 6R RBP KIT	5195802	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, Kit, rot	476
PLS 6R RBP SYS	5195833	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, System, rot	603
PLS 6R Z	5009423	Kreuzlinien-/Punkt-Lasernivelliergerät, rot	376
Kreuzlinienlaser			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, grün	402
PLS 180G RBP SYS	5116093	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, System, grün	476
PLS 180G Z	5017287	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, grün	361
PLS 180R RBP KIT	5195840	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, Kit, rot	317
PLS 180R RBP SYS	5195857	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, System, rot	402
PLS 180R Z	5017279	Kreuzlinien-Lasernivelliergerät, rot	280
3x360 Laser			
PLS 3X360R Z TOOL	5114111	Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot	305
PLS 3X360R KIT	5114127	Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot	486
PLS 3X360G Z TOOL	5114148	Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, grün	378

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
PLS 3X360G KIT	5114153	Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, grün	534
PLS HGI3X360R	5204916	PLS-Gehäuseglaseinsatz für PLS 3X360R	27
PLS HGI3X360G	5214800	PLS-Gehäuseglaseinsatz für PLS 3X360G	27
PLS 3X360 MLB	5214817	Magnetische L-Halterung mit Mikro- und Höheneinstellung	51
PLS 3X360 CB	5214821	Deckenhalterung für PLS 3X360 MLB	28
PLS 3X360 HC	5221067	PLS 3X360 Hartschalen-Tragekoffer	21
Rotationslaser			
Horizontal-Rotationslaser			
PLS H2 KIT	5022496	PLS H2 Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte	1321
PLS H2 SYS	5022481	PLS H2 Rotationslasersystem, rot	1026
PLS H2 Z	5022470	PLS H2 Rotationslaser, rot	725
Manual Slope Rotationslaser			
PLS HV2G KIT	5022520	PLS HV2G Rotationslaser-Kit, grün	1763
PLS HV2G SYS	5022547	PLS HV2G Rotationslasersystem, grün, mit Detektor	1473
PLS HV2G Z	5022535	PLS HV2G Rotationslaser, grün	1095
PLS HV2R KIT	5022558	PLS HV2R Rotationslaser-Kit, rot, mit Stativ und Nivellierlatte	1624
PLS HV2R SYS	5022512	PLS HV2R Rotationslasersystem, rot, mit Detektor	1321
PLS HV2R Z	5022501	PLS HV2R Rotationslaser, rot	944
Zubehör für Laser			
PLS BC20	5022618	Ladekabel für PLS RBP10	43
PLS BP10	5022599	Alkali-Batterie für Rotationslaser H2 und HV2	58
PLS BP5	5031952	Alkali-Batteriesatz BP5	49
PLS C18	4985124	Werkzeugkasten für Lasernivelliergerät	97
PLS C19	5022586	Tragetasche für Rotationslaser	84
PLS FS	5031929	Ständer für PLS 3, 5, 6	18
PLS GR16	5022652	Messlatte mit US-/metrischer Skalierung	58
PLS GRT4	5022634	Grünes magnetisches reflektierendes Ziel	16
PLS MLB	5031934	Magnetische L-Halterung für PLS 3, 5, 6, 180	51
PLS RBC5	5031965	Ladekabel mit Netzadaptern für den Li-Ionen-Akku RBP5	15
PLS RBP10	5022607	Akku für H2 und HV2	86
PLS RBP5	5023322	Lithium-Ionen-Akku für PLS Laser-Nivelliergeräte mit Ladegerät und Netzadaptern	75
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Li-Ionen-Einzelakku RBP5 für Linien- und Punktlasergeräte von PLS	63
PLS RC2	5022564	Rotationslaser-Fernbedienung	74
PLS RRT4	5022629	Rotes magnetisches reflektierendes Ziel	16
PLS SLD GREEN	4978526	SLD grüner Detektor mit Halterung	207
PLS SLD RED	4978515	SLD roter Detektor mit Halterung	190
PLS TPOD500	5022665	Höhenverstellbares Stativ	324
PLS UB9	4966636	Universelle Decken-/Wandhalterung UB9	106
PLS WCB10	5022641	Wand-/Deckenmontage f. Rotationsniv.	110
PLS XLD	5037696	Rotationslaserdetektor mit Klemme	245
PLS XLD CLAMP	5037709	Rotationsdetektorklemme	44
PLS-21502	4919812	Stativerweiterung PLS3/180	12
PLS-HGI180G	5067797	Ersatz-Glaseinsatz PLS 180G	29
PLS-HGI180R	5042463	Ersatz-Glaseinsatz PLS 180R	29
PLS-HGI3G	5067760	Ersatz-Glaseinsatz PLS 3G	29
PLS-HGI3R	5042439	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 3R	29

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
PLS-HGI5G	5067772	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 5G	29
PLS-HGI5R	5042442	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 5R	29
PLS-HGI6G	5067785	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 6G	29
PLS-HGI6R	5042456	Ersatz-Glaseinsatz nur für PLS 6R	29
Laser-Entfernungsmessgeräte			
FLUKE-417D	5099292	Laser-Entfernungsmesser	119
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Kit, Fluke417D/62Max+, Laser-Entfernungsmesser 417D und IR-Thermometer 62Max+	211
FLUKE-424D	4106866	Laser-Entfernungsmesser	517
Batterietester			
Batterietester			
FLUKE-BT510	4489970	Batterietester	3724
FLUKE-BT520	4489981	Batterietester	4629
FLUKE-BT520ANG	5104752	Batterieanalysator, mit abgewinkelten Messspitzen	5404
FLUKE-BT521	4489996	Batterietester mit erweiterten Funktionen	5190
FLUKE-BT521ANG	5104765	Batterieanalysator mit erweitertem Funktionsumfang und abgewinkelten Messspitzen	5891
Batterietester Zubehör			
BC500	4542299	Ladenetzteil	167
BP500	4542300	Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000 mAh	141
BT500-PROBE-TIP	4561297	Probe-Tip: 10x Austausch-Messspitzen, 2x langer Messspitzenschutz, 2x kurzer Messspitzenschutz	167
BTL10	4542264	Standard-Tastköpfe für Batterietester	452
BTL20	4542273	Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen (ohne Temperatursensor)	697
BTL20ANG	4969588	Interaktive Messsonde für Batterieanalysator mit abgewinkelter Spitze	863
BTL21	4542286	Intelligenter Tastkopfsatz, mit Tastkopfverlängerungen und Temperatursensor	866
BTL-A	4542258	Stromzangenadapter für i410	56
I410	617727	Gleich-/Wechselstromzange (400 A)	366
Isolationstester			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an elektrischen Anlagen Isolations Multi Kit mit 62MAX+ I400	1255
FLUKE-1503	2427883	Isolationsmessgerät	550
FLUKE-1507	2427890	Isolationsmessgerät	684
FLUKE-1550C	3665021	Insulation Resistance Tester (5kV)	5471
FLUKE-1550C FC	4977402	Isolationsmessgerät (5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	5471
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Isolationsmessgerät Kit(5kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	6030
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Insulation Resistance Tester Kit (5kV)	6030
FLUKE-1555	3665056	Insulation Resistance Tester (10kV)	6030
FLUKE-1555 FC	4977519	Isolationsmessgerät (10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	6030
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Isolationsmessgerät Kit(10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC	6588
FLUKE-1555/KIT	3665111	Insulation Resistance Tester Kit (10kV)	6588
FLUKE-1577	2157280	Isolationsmultimeter	865
FLUKE-1587 FC	4691215	2-IN-1 Isolations-Multimeter	1046
FLUKE-1587 T	2517605	Isolationsmultimeter (Telecom)	974
FLUKE-1587/1400 FC	4692725	2-IN-1 Isolations-Multimeter mit Stromzange i400	1115

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	2-IN-1 Professionelles Kit zur Fehlersuche an Motoren und Antrieben mit 9040, I400	1395
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Fluke IR3000FC 1550	298
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	218
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	357
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	70
Installationstester			
1664FC CH FTT KIT	5311850	Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC CH + TRUTEST Erweitert Lizenzcode	2089
ES165X	2104706	Satz Erdungsmessspieße (Serie 1650)	215
FLK-1662 CH	4546959	Installationstester Fluke-1662 CH	1259
FLK-1663 CH	4547010	Installationstester Fluke-1663 CH	1378
FLK-1664FC CH	4547087	Installationstester Fluke-1664 FC CH	2039
FLK-166X-MTC-CH	4601107	Netzmesskabel Fluke-166X-MTC CH	74
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166x, Schuko-Messleitung (EU)	74
FLK-DMS COMPL	4718790	Software DMS Komplett für Geräte- und Installationstester	774
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS Komplett/Professional für Geräte- und Installationstester	1028
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Erweitert	429
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest Software – CD (exkl. Lizenzcode)	45
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Lite	269
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	357
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	70
TL165X	2107756	Standard-Messleitungen (Serie 1650)	159
TP165X	2107742	Tastkopf und Messleitungen für Fernbedienung (Serie 1650)	116
ZERO ADAPTER	3261925	Adapter für Messleitungskompensation	55
Photovoltaik-Messgeräte			
FLK-IRR1-SOL	5218288	Einstrahlungsmessgerät	349
Gerätetester			
APP5000	1992653	APP5000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	182
APP6000	1992666	APP6000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	182
APP7000	1992675	APP7000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	182
APP8000	1992682	APP8000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	182
APP9000	1992694	APP9000 Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, Größe	182
FLK-DMS COMPL	4718790	Software DMS Komplett für Geräte- und Installationstester	774
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS Komplett/Professional für Geräte- und Installationstester	1028
FLK-TRUTEST-ADV	5265319	Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Erweitert	429
FLK-TRUTEST-CD	5265337	Fluke TruTest Software – CD (exkl. Lizenzcode)	45
FLK-TRUTEST-LITE	5265304	Fluke TruTest Software-Lizenzcode – Lite	269
PASS 56OR-02	2141145	Geräteaufkleber für Gutbewertung	111
Erdungsmessgeräte			
C1620	4359042	Tragetasche	278
CABLE REEL 25M BL	4343731	Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Blau	89
CABLE REEL 25M GR	4343746	Masse-/Erdungskabelrolle 25 m, mit Kabel, Green	89
CABLE REEL 50M RD	4343754	Masse-/Erdungskabelrolle 50 m, mit Kabel, Red	99
EARTH STAKE	4325492	Masse-/Erdungsspieß	89

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
EI-1623	2577115	Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1623	961
EI-1625	2577126	Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1625	1149
EI-162BN	2577159	EI-162BN Zangenstromwandler mit 320 mm Durchmesser	2876
ES-162P3-2	4359377	Erdungsspießset für 3-polige Messungen	343
ES-162P4-2	4359389	Erdspießset für 4-polige Messungen	502
FLUKE-1623-2	4325155	GEO Erdungsmesser	1942
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	GEO Erdungsmesser-Kit	3306
FLUKE-1625-2	4325162	GEO Erdungsmesser	3235
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	GEO Erdungsmesser-Kit	4746
FLUKE-1630-2	4829515	Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange (ohne Fluke Connect)	1973
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Erdschleifen- und Leckstrom-Messzange	1973
GEOX PROBE CABLE	2539195	GEOX PROBE Cable geschirmt für abtastende Stromzange EL162X	172
Messgeräte für die Luftqualität in Innenräumen			
FLUKE-922	2679822	Luftströmungsmessgerät	924
FLUKE-922/KIT	2679831	Luftströmungsmessgerät Kit	1077
FLUKE-971	2418208	Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät	369
FLUKE-985	4131397	Partikelzähler	6077
FLUKE-CO-205	664714	Gasansauger	260
FLUKE-CO-220	664711	Kohlenmonoxid-Meter	771
PT12	2740212	Staudrucksonde ca. 30 cm (12 Zoll)	170
RLD2	3387163	Lecksuchgerät Taschenlampe	76
Digitalthermometer			
8OPR-60	2148313	RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)	105
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Infrarot-Thermometer + Strommesszange + Spannungstester Kit	350
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	407
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Thermometer	440
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Thermometer	560
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Thermometer, 50Hz	624
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Thermometer, 50Hz	763
FLUKE-561	2558118	Vielseitiges Thermometer	193
FLUKE-566	2837799	Vielseitiges Thermometer	560
FLUKE-568	2837806	Vielseitiges Thermometer	699
FLUKE-568EX	4321662	Eigensicheres Infrarot-Thermometer	1749
FLUKE-572-2	4328074	Infrarot-Thermometer	835
FLUKE-62 MAX	4130474	Infrarot-Thermometer	124
FLUKE-62 MAX +	4130488	Infrarot-Thermometer	133
FLUKE-64 MAX	4856105	Multifunktions-Infrarotthermometer 20:1	168
FLUKE-FP	2477945	FoodProThermometer	159
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Elektrotester, IR Thermometer und Voltage Detector Kit	347
Industrie-Kameras			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	413
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	3.8 mm Scope, 1 m Sonde, Kamerasicht nach vorn	894
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	5.5 mm Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera	639
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	8.5 mm Scope, 1.2 m Sonde, Dual-Kamera	251
FLK-8.5MM/1M UVPROBE	4962751	8.5 mm UV Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera	894
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	8.5 mm Scope, 3 m Sonde, Dual-Kamera	762

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	9 mm Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kamerasicht nach vorn	2557
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Optionaler Schulterriemen für die Fluke-Videoskope DS701 und DS703 FC	62
FLK-DS701	4962652	Diagnose Videoskop	2184
FLK-DS703 FC	4962665	Hochauflösendes Diagnose-Videoskop DS703 FC mit Fluke Connect™	2557
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 Industrie-Schallkamera	19531
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER, SET OF 2	74
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP, REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	31
FLK-II910	5233904	Präzisions-Schallkamera ii910	22439
Wärmebildkameras			
Portable Wärmebildkameras			
FLK-PTI120 9HZ	5074148	Wärmebildkamera im Taschenformat Fluke PTi120, 120x90; 9HZ	839
FLK-PTI120 9HZ 400C	5302512	Wärmebildkamera im Taschenformat Fluke PTi120, 120x90; 9HZ; 400C	839
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Wärmebildkamera Fluke TiS20+, 120x90; 9HZ	1399
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Wärmebildkamera Fluke TiS20+ MAX, 120x90; 9HZ	1649
FLK-TIS55+ 27HZ	5160004	Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 27Hz	2899
FLK-TIS55+ 9HZ	5159990	Wärmebildkamera Fluke TiS55+ 9Hz	2899
Hochauflösende Wärmebildkameras			
FLK-TI300+ 60HZ	5127961	Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 60Hz	6599
FLK-TI300+ 9HZ	5127977	Wärmebildkamera Fluke Ti300+ 9Hz	6599
FLK-TI401-PRO 60HZ	5085041	Wärmebildkamera Fluke Ti401 PRO, 640x480; 60HZ	8599
FLK-TI401-PRO 9HZ	5085052	Wärmebildkamera Fluke Ti401 PRO, 640x480; 9HZ	8599
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Fluke Ti480 PRO 60 Hz Wärmebildkamera	11249
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Fluke Ti480 PRO 9Hz Wärmebildkamera	11249
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 30 Hz	3549
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Wärmebildkamera Fluke TiS60+, 9 Hz	3549
FLK-TIS75+ 27HZ	5160043	Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 27Hz	4999
FLK-TIS75+ 9HZ	5160037	Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 9Hz	4999
FLK-TIX501 60HZ	5085119	Wärmebildkamera Fluke TiX501, 640x480; 60HZ	12349
FLK-TIX501 9HZ	5085128	Wärmebildkamera Fluke TiX501, 640x480; 9HZ	12349
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Wärmebildkamera; 640x480; 60 HZ, SR	14999
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Wärmebildkamera; 640x480; 9 HZ, SR	14999
Hochauflösende stationäre Wärmebildkameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Intelligentes Infrarot-Weitwinkelobjektiv	1310
FLK-2X- LENS	4961163	Intelligentes Infrarot-2-fach-Teleobjektiv	2617
FLK-4X-LENS	4961188	Intelligentes Infrarot-4-fach-Teleobjektiv	5830
FLK-RSE300 60HZ	4944776	Wärmebildkamera; 320x240; 60 Hz	13519
FLK-RSE300 9HZ	4948166	Wärmebildkamera; 320x240; 9 Hz	13519
FLK-RSE600 60HZ	4944826	Wärmebildkamera; 640x480; 60 Hz	19759
FLK-RSE600 9HZ	4948175	Wärmebildkamera; 640x480; 9 Hz	19759
FLK-RSE-MB	4961344	Montagehalterung für Fluke Wärmebildkamera	159
FLK-RSE-ST	4973844	Montageständer für Wärmebildkameras	190
Zubehör für Wärmebildkameras			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	25 µm-Infrarot-Makroobjektiv für TiX560-TiX5	5563
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	4-fach-Infrarot-Teleobjektiv für TiX560-TiX5-Ti400-Ti300-Ti0	7632
FLK-LENS/TELE2	4335350	Infrarot-Teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	1679

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Infrarot-Weitwinkelobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)	1679
FLK-MACRO-LENS	4961195	Infrarot-Makroobjektiv	3922
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Bluetooth headset	95
FLK-TI-EYEPIECE	4917619	FLK-TI-EYEPIECE,EYEPIECE; TI-450; SR	1193
FLK-TI-SBC3B	4354922	Ladestation (Ti200/Ti300/Ti400)	229
FLK-TI-SBP3	3440365	Ersatzakku (Ti32/TiR32)	185
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Mounting Base	127
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Stativbefestigung	127
FLK-TI-VISOR2	3996500	Sun Visor	105
FLK-TI-VISOR3	4335377	Blendschutz für Wärmebildkamera	105
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Objektivdeckel	20
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	verstellbare Handschlaufe	20
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	HDMI Videokabel	27
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	verstellbarer Trageriemen	20
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	zusätzliche Smart Batterie	159
TI20-RBP	2577796	Akkupack (Ti20)	223
TI-CAR CHARGER	3039779	Auto-Ladegerät (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	159
TI-TRIPOD	3511872	Tripod Mounting Base	142
Infrarot-Fenster			
FLK-050-CLKT	3460346	C-Bereich IR-Fenster, 50 mm, Kwik Twist	218
FLK-075-CLKT	3460387	C-Bereich IR-Fenster, 75 mm, Kwik Twist	291
FLK-100-CLKT	3460439	C-Bereich IR-Fenster, 100 mm, Kwik Twist	394
FLUKE-CV200	4326955	IR-Fenster 50 mm (2 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	263
FLUKE-CV300	4326962	IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	394
FLUKE-CV301	4338164	IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel	416
FLUKE-CV400	4326996	IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Drehgriff	547
FLUKE-CV401	4338173	IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel	547
ScopeMeter			
Industrielle ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Industrie ScopeMeter 20MHZ, EU	2036
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Industrie ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU	2578
FLUKE-124B/EU	4755731	Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU	2443
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	2986
FLUKE-125B/EU	4755818	Industrie ScopeMeter 40MHZ, EU	2918
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Industrie ScopeMeter + SCC 40MHZ, EU	3462
ScopeMeter Serie 190			
FLUKE-190-062-III	5282331	Messgerät ScopeMeter 190-062-III	3774
FLUKE-190-062-III-S	5282354	ScopeMeter 190-062-III/S mit Kit	4307
FLUKE-190-102-III	5282368	Messgerät ScopeMeter 190-102-III	4643
FLUKE-190-102-III-S	5282379	ScopeMeter 190-102-III/S mit Kit	5176
FLUKE-190-104-III	5282393	Messgerät ScopeMeter 190-104-III	5227
FLUKE-190-104-III-S	5282417	ScopeMeter 190-104-III/S mit Kit	5761
FLUKE-190-202-III	5282439	Messgerät ScopeMeter 190-202-III	5240
FLUKE-190-202-III-S	5282442	ScopeMeter 190-202-III/S mit Kit	5774
FLUKE-190-204-III	5282463	Messgerät ScopeMeter 190-204-III	5973
FLUKE-190-204-III-S	5282474	ScopeMeter 190-204-III/S mit Kit	6512
FLUKE-190-502-III	5282495	Messgerät ScopeMeter 190-502-III	6455

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-190-502-III-S	5282508	ScopeMeter 190-502-III/S mit Kit	6990
FLUKE-190-504-III	5282513	Messgerät ScopeMeter 190-504-III	6691
FLUKE-190-504-III-S	5282524	ScopeMeter 190-504-III/S mit Kit	7224
Motorantrieb-Analysatoren			
FLUKE-MDA-550-III	5282560	Motorantriebs-Analysator MDA-550	8548
SB-500	5011046	SB-500 Ersatzbürsten für SVS-500 und MDA-500	340
SVS-500	5011031	SVS-500 Satz mit 3 Bürsten, Tastkopfhalter, zweiteiliger Verlängerungsstange und Magnetsockel	456
Zubehör für ScopeMeter			
AC120	646163	Industrielle Krokodilklemmen	63
AS400	3894880	Probe Extension Set, for VPS400 Probes	147
BB120	646171	Adapter 4 mm/BNC (2 Stück)	69
BC190/830	4821057	BC190/830 Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 190II, Eingang 1	245
BHT190	3379374	Adaptersatz für industrielle Busverbindungen	479
BP120MH	2544081	NiMH-Akkupack (120 Series/43B)	134
BP190	677390	NiMH-Akkupack (Serie 190)	269
BP290	4025762	Battery Pack Single Cap 190-series II	319
BP291	3894688	Battery Pack, Fluke 190 Series	447
C120	646189	Hartschalenkoffer (43B/Serie 120)	146
C120B	4744391	Gepolsterte Tragetasche für 120B-Serie	184
C125	646858	Gepolsterte Tragetasche	69
C190	677401	Hartschalenkoffer (Serie 190)	343
C195	677408	Gepolsterte Tragetasche	318
C290	3894803	Hartschalenkoffer	286
CS20MA	677393	Stromshunt 4 - 20 mA	131
EBC290	3894906	External Battery Charger	140
HC120	646668	Hakenklemmen	77
HC200	2086410	Hakenklemmen	55
HH290	3894844	Aufhängehaken, ScopeMeter Series 190 II	101
MA190	1567481	Zubehörsatz f. ScopeMeter Medical Version (Serie 190)	605
OC4USB	2166266	Optisches Schnittstellenkabel (USB)	217
PM8907/830	4328690	Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (Serie 120)	245
PM9080/101	1641983	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)	361
PM9081/001	916093	Adapter Doppelbananenstecker auf BNC-Buchse	70
PM9082/001	916163	Adapter Doppelbananenbuchse auf BNC-Stecker	70
PM9091/001	935598	Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m)	163
PM9092/001	935601	Koaxiale BNC-Kabel (0,5 m)	140
PM9093/001	935593	Adapter BNC-Stecker auf BNC-Buchse	95
PM9096/201	651742	Sekundärwicklungs-Aufnehmer	451
RS120-III	4023947	Probe Accessory Replacement Set	147
RS400	3894867	Probe Replacement Set, for VPS400 Probes	118
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	210
SCC 128	2100199	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120)	968
SCC 198	2100208	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)	1218
SCC120B	4744423	Software & Tasche für 120B-Serie	679
SCC120E	646684	FlukeView Software + USB-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Serie 120)	623
SCC190EFG	671826	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190	872

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
SCC290	3894826	Software und Tragetasche Kit	532
SCC298	4138312	Automotive troubleshooting Kit 190-Series-II	1292
SP120B	4744414	Schirmschutz für 120B-Serie	61
STL120-III	4023901	abgeschirmte Messleitungen	258
STL120-IV	4744340	Satz abgeschirmte Messleitungen 600 V CAT IV	216
STL90	201233	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190)	337
SW90W	3894923	FlukeView Software	482
TAS90	614187	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)	95
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	254
UA120	4744384	USB Connector adapter	61
VPS101	3086317	1:1-Spannungstastkopf-Satz, schwarz, 30 MHz, 1,2 m	294
VPS210-G	3086247	10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS210-R	3086235	10:1-Spannungstastkopf-Satz, 1 rot, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS212-G	3086286	10:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 2,5 m	294
VPS212-R	3086273	10:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 2,5 m	294
VPS220-G	3086300	100:1-Spannungstastkopf-Satz, grau, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS220-R	3086299	100:1-Spannungstastkopf-Satz, rot, 200 MHz, 1,2 m	294
VPS40-III	4023920	Voltage Probe	172
VPS41	4744378	Spannungstastkopf-Satz 40 MHz 600 V CAT IV	210
VPS410-II-B	4276937	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, blau	281
VPS410-II-G	4276943	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grau	281
VPS410-II-R	4276928	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, rot	281
VPS410-II-V	4276955	Spannungstastkopfsatz für industrielle Anwendungen, 500 MHz, 10:1, grün	281
VPS420-V	4411583	Robuster Spannungstastkopfsatz für hohe Spannungen, 150 MHz, 100:1, grün/schwarz	327
VPS510-B	4025796	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, blau	281
VPS510-G	4025801	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grau	281
VPS510-R	4025781	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, rot	281
VPS510-V	4025812	Spannungstastkopfsatz 500 MHz, 10:1, grün	281
Netz- und Stromversorgungsanalysatoren			
1742-6/UPGRADE	4920964	Aufrüstung von 1742 auf 1746	2336
1742-8/UPGRADE	4920973	Aufrüstung von 1742 auf 1748	4322
1746-8/UPGRADE	4920986	Aufrüstung von 1746 auf 1748	2336
C1740	4116762	Softcase für 174X und 43X-II	281
C437-II	4116743	Hartschalenkoffer mit Rollen für Serie 430 II	679
EPE-TRAINING-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	224
EPE-TRAINING-F/EU	4792360	Fluke EPE Training Set - French	224
EPE-TRAINING-G/EU	4792351	Fluke EPE / Netzqualitätstrainings-Set EPE	224
FLUKE-1732/B	4706566	Energie-Logger, Basisversion (o. Stromzangen)	2876
FLUKE-1732/EUS	4706548	Energie-Logger, EU/US-Version	3204
FLUKE-1734/B	4706582	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, Basisversion (o. Stromzangen)	3268
FLUKE-1734/EUS	4706594	Energie-Logger m. erweiterten Funktionen, EU/US-Version	3590
FLUKE-1736/B	4563561	Dreiphasiger Power-Logger, Basisversion (ohne Stromzangen)	5066
FLUKE-1736/EUS	4534519	Dreiphasiger Power-Logger, EU- und USA-Version	5229
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Dreiphasige Netzqualitäts-Logger Fluke 1736 Gold-Edition	4084
FLUKE-1738/B	4588378	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, Basisversion (ohne Stromzangen)	5229

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-1738/EU-GOLD-F	4891684	Dreiphasige Netzqualitäts-Logger Fluke 1738 Gold-Edition Französisch	4715
FLUKE-1738/EU-GOLD-G	4961881	Dreiphasige Netzqualitäts-Logger Fluke 1738 Gold-Edition Deutsch	4715
FLUKE-1738/EUS	4563577	Dreiphasiger Power-Logger mit erweiterten Funktionen, EU- und USA-Version	5881
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	4776
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	4776
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	4367
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	6554
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	6554
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	6143
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 1.500 A, 60 cm, EUS-Version	8195
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, EUS-Version	8195
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Netzqualitäts-Logger mit iFlex bis 3.000 A, 60 cm, INTL-Version	8195
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Netzqualitäts-Logger ohne iFlex, EUS-Version	7783
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	15879
FLUKE-1760 INTL	2630744	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	18399
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	24274
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Netzqualitätsrecorder (drei Phasen), Topas	21759
FLUKE-430-II/MA	4779032	Kit zur Aufrüstung des Motoranalysators 430-II	2779
FLUKE-435-II	4116661	Netz- und Stromversorgungsanalysator	8249
FLUKE-435-II/BASIC	4116689	Netz- und Stromversorgungsanalysator (ohne Flex-Zangen)	7432
FLUKE-435-II/INTL	4778929	Stromversorgungsanalysator/International	8250
FLUKE-437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	10921
FLUKE-437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	10077
FLUKE-437-II/INTL	4778934	Stromversorgungsanalysator/International	10921
FLUKE-438-II	4778976	Netzqualitäts- und Motoranalysator	9722
FLUKE-438-II/BASIC	4778990	Netzqualitäts- und Motoranalysator, ohne Stromzangen und FC WiFi SD-Karte	8894
FLUKE-438-II/INTL	4779015	Netzqualitäts- und Motoranalysator, ohne FC WiFi SD-Karte	9722
FLUKE-VR1710	3030923	Einphasen-Spannungsqualitätsrekorder	1173
Zubehör für Netz- und Stromversorgungsanalysatoren			
3140R	2650136	Stromwandlerzange, 400 A	537
3210-PR-TF-II	4531769	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 1000 A	836
3310-PR-TF-II	4531778	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 61 cm, 5000 A	1114
3312-PR-TF-II	4531784	Schlanke Flex-Stromzange für 1750, 122 cm, 5000 A	1372
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	117
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	163
BC430/830	4821069	BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES	191
BP120MH	2544081	NiMH-Akkupack (120 Series/43B)	134
BP1730-BATTERY	4389436	Li-Ion-Akkupack 3,7 V, 2500 mAh	54
C120	646189	Hartschalenkoffer (43B/Serie 120)	146
C17XX	4637381	Tragetasche	158
CS1750/1760	2673962	Hartschalenkoffer (Fluke 1750)	342
DEMO PQ CASE	4483703	Fluke Power Quality Democase	2539
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Aufhänge-Kit	82
FLUKE MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	29
FLUKE-1730-CABLE	4395217	AUX-Eingangskabel	38
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Tragegurt	74

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	GPS-Empfängerantenne	443
FLUKE-174X-8066	4921140	Kabel-Markierungssatz, 05MM	69
FLUKE-1750/CASE	2650124	Hardschalenkoffer (Fluke 1750)	737
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Fluke Power Analyze - Additional SEAT LICENSE	1458
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Fluke Power Analyze - Additional SITE LICENCE	7296
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adapter für AUX-Eingang 1736 und 1738	179
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL, TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	46
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M, BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	35
FLUKE-PQ400	4920947	Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen mit 4 Leitungen, Stecker-Stecker, 2 m	2208
FLUKE-PQ400/B	5075807	Basisversion der Schaltschrank-Durchführung für elektrische Messungen ohne Zubehör	1745
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Kabelmarkierer-Satz 3 Phasen, N, PE	12
FS17X5-TF-II	4531791	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 1745, 3000 A, 4-er Satz	2147
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Schlanke Flex-Stromzange für 1743/4, 3000 A, IP 65, 4-er Satz	2386
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000 A	537
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Schlanke Flex-Stromzange für 1735 und 174x, 3000/6000 A, 4-er Satz	2091
FTP17XXPQ	4954311	Fused test probes set, Three Phase PQ, AC285, R/B	204
GPS430-II	4693803	GPS-Synchronisierungsmodul (Serie 430-II)	1998
GPS-TIME SYNC	2539223	GPS-Synchronisierungsmodul (Fluke 1760)	572
I17XX-BNC-M2F	5076304	Kabel mit 4-poligem Stecker zu BNC-Stecker (0,1 m), 1 Stück	117
I17XX-BNC-M2M	5076297	Kabel mit 4-poligem Stecker zu BNC-Stecker (2 m), 1 Stück	117
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65	288
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack	691
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack	921
I17XX-FLEX1500	4637328	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm	221
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 3 Stück	639
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	FLUKE-17xx iFlexi 1500A, Flexible Stromzange 30 cm, Satz 4 Stück	836
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	iFlex®-Kabel (2 m), Stecker-Stecker, 1 Stück	174
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	iFlex®-Kabel (2 m), Stecker-Stecker, 4 Stück	670
I17XX-FLEX3000	4637343	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm	235
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 3 Stück	681
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	FLUKE-17xx iFlexi 3000A, Flexible Stromzange 61 cm, Satz 4 Stück	893
I17XX-FLEX3KIP	4921032	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65	288
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack	691
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	iFlex bis 3.000 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 4er-Pack	921
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	iFlex-Verlängerungsleitung, 5m	166
I17XX-FLEX6000	4637362	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm	251
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 3 Stück	723
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	FLUKE-17xx iFlexi 6000A, Flexible Stromzange 91 cm, Satz 4 Stück	947
I17XX-FLEX6KIP	4921071	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, Schutzart IP 65	344
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 3er-Pack	805
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	iFlex bis 6.000 A, 90 cm, 4er-Pack	1035
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	1-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	628
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	720
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	969
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	718

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	968
I400	2277225	Wechselstromzange (400 A)	219
I400S	2277202	Wechselstromzange (400 A)	395
I40S-EL3X	4637396	FLUKE-17xx i40s-EL, Stromwandlerzange	282
I40S-EL3X/3PK	4637409	FLUKE-17xxx i40s-EL, Stromwandlerzange, Satz 3 Stück	794
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A	552
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Schlanke Flex-Stromzange für Serie 430, 61 cm, 6000 A, 4-er Satz	1681
I430-FLX-TFII-12	4621205	Iflex 6000A probe, 12 "(30cm)	568
I430-FLX-TFII-48	4621231	i430-Flexi-TF-II-48 Wechselstromzange 6000A für 430II Serie	710
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	1-Phase 5A/50A Mini Current Clamp set for PQ	628
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	3-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	718
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen	968
I5S	2508467	Wechselstromzange (5 A)	732
I5SPQ3	2457508	Wechselstromzange (5 A), 3er-pack	1761
I5S-PR	3949761	1750, 5A Current Clamp	432
IEEE519/REPORT	4589748	Softwarelizenz für Reporting gemäß IEEE 519	696
IP65 ADAPTER SET	4946241	Spannungs-Steckverbinder, Schutzart IP 65	288
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, USB to Serial RS232 Adapter	66
MP1-3R/1B	4944790	Magnetische Tastköpfe, 4 mm-Banane, 3 rot, 1 schwarz	114
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Magnetische Messspitzen, 4mm-Banane, Satz mit 4 Stück	123
OC4USB	2166266	Optisches Schnittstellenkabel (USB)	217
PM9080/101	1641983	Optisches serielles Schnittstellenkabel (RS232)	361
TLS430	2157713	Messleitungen und Krokodilklemmen (4 schwarz, 1 grün) - Serie 430	180
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)	522
TPS CLAMP 200/20	2540450	Stromwandlerzange 200A/20A (Fluke 1760)	522
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Stromwandlerzange 50A/5A (Fluke 1760)	522
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 Flexible Stromzange 45cm (18in)	612
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 61cm (24in)	612
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 Flexible Stromzange 91cm (36in)	1199
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Shunt 1 A AC/DC	437
TPS SHUNT 20MA	2540553	Strommesswiderstand AC/DC 20mA (Fluke 1760)	437
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Spannungstastkopf 100V (Fluke 1760)	410
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Spannungstastkopf 10V (Fluke 1760)	410
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Spannungstastkopf 1000V (Fluke 1760)	659
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Spannungstastkopf 400V (Fluke 1760)	415
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Spannungstastkopf 600V (Fluke 1760)	415
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, Dolphin Clip, Red	45
VL1735/45	3276205	Banana 4-Phase Voltage Lead set for Fluke-1735/45	328

Leistungsanalytoren

Norma 4000

FLUKE-N4K 1PP42	3108534	1 PH N4k power analyzer w/42	7641
FLUKE-N4K 2PP42I	3387174	2 PH N4K Power Analyzer w/42/IFC2	10181
FLUKE-N4K 3PP42	3108541	3 PH N4k power analyzer w/42	13136
FLUKE-N4K 3PP42B	3110957	3 PH N4k power analyzer w/42BP	14594
FLUKE-N4K 3PP42I	3108552	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2	15709
FLUKE-N4K 3PP42IB	3110969	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2	17139
FLUKE-N4K 3PP42IP	3108565	3 PH N4k power analyzer w/42/IFC2 & PI1	18666

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-N4K 3PP42IPB	3110978	3 PH N4k power analyzer w/42BP/IFC2 & PI1	20532
FLUKE-N4K 3PP50	3108576	3 PH N4k power analyzer w/50	20532
FLUKE-N4K 3PP50I	3108583	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2	23077
FLUKE-N4K 3PP50IP	3108590	3 PH N4k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	26079
FLUKE-N4K 3PP52IB	3312894	1 PH N4k power analyzer w/52BP/IFC2	28585
FLUKE-N4K 3PP54I	3108601	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2	21297
FLUKE-N4K 3PP54IP	3108612	3 PH N4k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	24324
Norma 5000			
FLUKE-N5K 3PP50	3108620	3 PH N5k power analyzer w/50	25744
FLUKE-N5K 3PP50I	3108635	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	28251
FLUKE-N5K 3PP50IP	3108647	3 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	31595
FLUKE-N5K 3PP50IR	3387195	3PH N5K PowerAnalyzer w/50/IFC2/PRNTR	30088
FLUKE-N5K 3PP54	3108658	3 PH N5k power analyzer w/54	24074
FLUKE-N5K 3PP54I	3108664	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2	26579
FLUKE-N5K 3PP54IP	3108673	3 PH N5k power analyzer w/54/IFC2 & PI1	29922
FLUKE-N5K 3PP54IR	3312941	3 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	28420
FLUKE-N5K 3PP54R	3312934	3 PH N5K power analyzer w/54/printer	25911
FLUKE-N5K 3PP64	3108686	3 PH N5k power analyzer w/64	29086
FLUKE-N5K 3PP64I	3108699	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	31589
FLUKE-N5K 3PP64IP	3108702	3 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	34937
FLUKE-N5K 3PP64IPR	3312976	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/printer	36773
FLUKE-N5K 3PP64IR	3312965	3 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	33432
FLUKE-N5K 3PP64R	3312952	3 PH N5K power analyzer w/64/printer	30926
FLUKE-N5K 4PP54	3108716	4 PH N5k power analyzer w/54	28585
FLUKE-N5K 4PP54IP	3108725	4 PH N5k power analyzer w/54/IFC1 & PI1	35120
FLUKE-N5K 6PP42IB	3312929	6 PH N5K power analyzer w/42BP/IFC2	35630
FLUKE-N5K 6PP42IBR	3313044	6 PH N5K power analyzer W/42BP/IFC2/printer	36943
FLUKE-N5K 6PP50I	3312907	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	47506
FLUKE-N5K 6PP50IP	3312918	6 PH N5K power analyzer w/50/IFC2 & PI1	50900
FLUKE-N5K 6PP50IPR	3313015	6 PH N5K power analyzers W/50/IFC2 & PI1/printer	55494
FLUKE-N5K 6PP50IR	3313003	6 PH N5K power analyzers w/50/IFC2/printer	52149
FLUKE-N5K 6PP54I	3108733	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2	43945
FLUKE-N5K 6PP54IP	3108740	6 PH N5k power analyzer w/50/IFC2 & PI1	47334
FLUKE-N5K 6PP54IPR	3312990	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2 & PI1/printer	48476
FLUKE-N5K 6PP54IR	3312983	6 PH N5K power analyzer w/54/IFC2/printer	45131
FLUKE-N5K 6PP64I	3108757	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2	50314
FLUKE-N5K 6PP64IP	3108769	6 PH N5k power analyzer w/64/IFC2 & PI1	53657
FLUKE-N5K 6PP64IPR	3313032	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2 & PI1/Printer	55488
FLUKE-N5K 6PP64IR	3313026	6 PH N5K power analyzer w/64/IFC2/printer	52149
Norma 4000/5000 Zubehör			
FLUKE-N4K RACK KIT	3313059	N4K 19 inch rack mount kit with handles	282
FLUKE-N5K RACK KIT	3313067	N5K 19 inch rack mount kit with handles	276
NORMA 32A CABLES	3024689	Kabel für Planar-Shunt 32 A	248
NORMA 32A SHUNT	3024677	Planar-Shunt 32 A	1071
NORMA LG SHUNT/CBL	3024692	Kabel für Hochstromshunts	331
NORMA STAR POINT	3024704	Externe Zusatzdose	1022

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
Schwingungsmessgeräte			
810PA	3986002	AC Power Adapter with International Plug Set	112
810QDC	3530837	Quick Disconnect Cable	201
810S	3530828	Sensor	1917
810SMM	3530862	Sensor Magnet Mount	281
810SMP	3530855	Sensor Mounting Pads (10-pack)	38
FLUKE-805	4094385	Schwingungsmessgerät	2366
FLUKE-805 FC	4489229	Schwingungsmessgerät mit Fluke Connect	2366
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Vibration tester package	3263
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	3263
FLUKE-805/ES	4636786	Externer Schwingungssensor	1406
FLUKE-810	3542635	Schwingungsmessgerät	12689
FLUKE-820-2	4550041	LED-Stroboskop	1202
FLUKE-830/BT	5237143	Laser-Ausrichtungsgesetz mit installierter Bluetooth-Funktion	9230
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Magnet-Haltersatz	1107
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Ausgleichsscheiben zur Wellenausrichtung	1107
SBP810	3530843	Smart Battery Pack	357
Prozesskalibratoren			
Prozesskalibratoren Serie 700			
FLK-729 150G	4856983	Automatischer Druckkalibrator (10 Bar)	11126
FLK-729 150G FC	4856894	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (10 Bar)	11126
FLK-729 300G	4856976	Automatischer Druckkalibrator (20 Bar)	11126
FLK-729 300G FC	4856882	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (20 Bar)	11126
FLK-729 30G	4856990	Automatischer Druckkalibrator (2 Bar)	11126
FLK-729 30G FC	4856907	Automatischer Druckkalibrator, w/FC (2 Bar)	11126
FLK-789/IR3000FC	4604605	Process Multimeter und Fluke Connect Adapter	1313
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Kit Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	2210
FLUKE-154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	5016
FLUKE-705	665091	Stromschleifenkalibrator	1010
FLUKE-707	1617262	Stromschleifenkalibrator	1188
FLUKE-709	4234350	Stromschleifenkalibrator	1178
FLUKE-709H	4234361	Stromschleifenkalibrator mit HART-Kommunikation	1853
FLUKE-710	4991049	Fluke-710 Stromschleifenkalibrator und Ventiltester mit HART-Kommunikation	2859
FLUKE-712B/EN	4387857	Temperatur Kalibrator für Widerstandsthermometer	1498
FLUKE-714B/EN	4387869	Temperatur Kalibrator für Thermoelemente	1498
FLUKE-715	620101	Volt/mA-Kalibrator	1685
FLUKE-717 30G	662897	Druckkalibrator (2 bar)	1982
FLUKE-717 10000G	4058813	Pressure Calibrator (690 bar)	2120
FLUKE-717 1000G	2547194	Druckkalibrator (69 bar)	1913
FLUKE-717 100G	1630430	Druckkalibrator (7 bar)	1913
FLUKE-717 1500G	2547203	Druckkalibrator (103.4 bar)	2120
FLUKE-717 15G	4058808	Pressure Calibrator (1 bar)	1913
FLUKE-717 1G	2547166	Druckkalibrator (68.9 mbar)	1913
FLUKE-717 3000G	2547215	Druckkalibrator (207 bar)	2120
FLUKE-717 300G	2547175	Druckkalibrator (20 bar)	1913
FLUKE-717 5000G	2547232	Druckkalibrator (345 bar)	2120
FLUKE-717 500G	2547182	Druckkalibrator (34.7 bar)	1913

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-718 100US	665080	Druckkalibrator (7 bar)	3599
FLUKE-718 30US	665075	Druckkalibrator (2 bar)	3599
FLUKE-718 1G	2547148	Druckkalibrator (68.9 mbar)	3666
FLUKE-718 300G	2547153	Druckkalibrator (20 bar)	3666
FLUKE-718EX 100	2096322	Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 7 bar)	4631
FLUKE-718EX 30	2096310	Eigensicherer Druckkalibrator (2 bar)	4631
FLUKE-718EX 300	3023328	Eigensicherer Druckkalibrator (100 psig bzw. 20 bar)	4631
FLUKE-719 100G	3315344	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (7 bar)	4666
FLUKE-719 30G	3315332	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe (2 bar)	4666
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 10 bar	4237
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 20 bar	4237
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Druckkalibrator mit elektrischer Pumpe, 2 bar	4237
FLUKE-720URTD	4382695	Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO	220
FLUKE-721-1601	4353241	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 6,9 bar	2688
FLUKE-721-1603	4353283	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 20 bar	2688
FLUKE-721-1605	4353327	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 34 bar	2688
FLUKE-721-1610	4353366	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 69 bar	2688
FLUKE-721-1615	4353401	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 103 bar	2688
FLUKE-721-1630	4353447	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 200 bar	2688
FLUKE-721-1650	4353486	Zweikanal-Druckkalibrator , 1,1 bar, 345 bar	2688
FLUKE-721-3601	4353252	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 6,9 bar	2688
FLUKE-721-3603	4353290	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 20 bar	2688
FLUKE-721-3605	4353330	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 34 bar	2688
FLUKE-721-3610	4353375	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 69 bar	2688
FLUKE-721-3615	4353412	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 103 bar	2688
FLUKE-721-3630	4353458	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 200 bar	2688
FLUKE-721-3650	4353499	Zweikanal-Druckkalibrator , 2,48 bar, 345 bar	2688
FLUKE-721EX-1601	4353265	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 100 psi	3512
FLUKE-721EX-1603	4353309	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 300 psi	3512
FLUKE-721EX-1605	4353348	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 500 psi	3512
FLUKE-721EX-1610	4353382	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1000 psi	3512
FLUKE-721EX-1615	4353420	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 1500 psi	3512
FLUKE-721EX-1630	4353464	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 3000 psi	3512
FLUKE-721EX-1650	4353506	Zweikanal-Druckkalibrator, 16 psi, 5000 psi	3512
FLUKE-721EX-3601	4353276	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 100 psi	3512
FLUKE-721EX-3603	4353311	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 300 psi	3512
FLUKE-721EX-3605	4353353	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 500 psi	3512
FLUKE-721EX-3610	4353394	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1000 psi	3512
FLUKE-721EX-3615	4353435	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 1500 psi	3512
FLUKE-721EX-3630	4353473	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 3000 psi	3512
FLUKE-721EX-3650	4353514	Zweikanal-Druckkalibrator, 36 psi, 5000 psi	3512
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Temperaturkalibrator	3143
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Multifunktions-Prozesskalibrator	4290
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Multifunktions-Prozesskalibrator	5027
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC mit software	12516
FLUKE-753 EU	4411027	Documenting Process Calibrator	7251
FLUKE-754 EU	4400387	Documenting Process Calibrator	9135

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-771	2646347	mA-Prozess-Strommesszange	761
FLUKE-772	3362352	mA-Prozess-Strommesszange	1085
FLUKE-773	3362365	mA-Prozess-Strommesszange	1444
FLUKE-787B	4777186	ProcessMeter	1374
FLUKE-789/E	3977194	Process Meter	1461
Druckmodule			
700G/TRACK	4123225	Data logging cable & software	571
FLUKE-700G01	4353523	Präzisionsmanometer, -10" bis 10" WC (27 mbar)	1019
FLUKE-700G02	4353538	Präzisionsmanometer, -30" bis 30" WC (69 mbar)	1019
FLUKE-700G04	4096972	Präzisionsmanometer, +/- 1 bar	1019
FLUKE-700G05	4097514	Präzisionsmanometer, 2 bar	1019
FLUKE-700G06	4097538	Präzisionsmanometer, 6.9 bar	1019
FLUKE-700G07	4097561	Präzisionsmanometer, 34 bar	1019
FLUKE-700G08	4097592	Präzisionsmanometer, 69 bar	1019
FLUKE-700G10	4353654	Präzisionsmanometer, 140 bar	1000
FLUKE-700G27	4097545	Präzisionsmanometer, 20 bar	1019
FLUKE-700G29	4097605	Präzisionsmanometer, 200 bar	1032
FLUKE-700G30	4097610	Präzisionsmanometer, 345 bar	1032
FLUKE-700G31	4097622	Präzisionsmanometer, 690 bar	1032
FLUKE-700GA27	4353577	Präzisionsmanometer, 20 bar absolut	1019
FLUKE-700GA4	4353545	Präzisionsmanometer, 1 bar absolut	1019
FLUKE-700GA5	4353550	Präzisionsmanometer, 2 bar absolut	1019
FLUKE-700GA6	4353561	Präzisionsmanometer, 6.9 bar absolut	1019
FLUKE-700HTPK	4124358	Hydraulischer Testpumpensatz, 0 bis 690 bar	1556
FLUKE-700HTPK2	4623314	Hochwertiges Hydraulik-Druckpumpen-Kit	1993
FLUKE-700M20TH	4623338	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit M20-Adapter	733
FLUKE-700MTH	4623345	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, mit BSP-Anschluss	733
FLUKE-700PCK	100062	Druckmodul-Kalibriersatz	1828
FLUKE-700PTPK	4124364	Pneumatischer Testpumpensatz, 0 bis 41 bar	1013
FLUKE-700PTPK2	4623306	Hochwertiges Pneumatik-Druckpumpen-Kit	1284
FLUKE-700RG05	4353589	Präzisionsmanometer, Referenz, +2 bar	1144
FLUKE-700RG06	4353592	Präzisionsmanometer, Referenz, 6.9 bar	1144
FLUKE-700RG07	4353605	Präzisionsmanometer, Referenz, 34 bar	1144
FLUKE-700RG08	4353610	Präzisionsmanometer, Referenz, 69 bar	1144
FLUKE-700RG29	4353622	Präzisionsmanometer, Referenz, 200 bar	1144
FLUKE-700RG30	4353631	Präzisionsmanometer, Referenz, 345 bar	1144
FLUKE-700RG31	4353646	Präzisionsmanometer, Referenz, 690 bar	1144
FLUKE-700TTH10K	4636393	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 10.000 psi	872
FLUKE-700TTH5K	4623323	Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 5.000 psi	733
FLUKE-750P00	4352270	Überdruckaufnehmer (0 - 2.5 mbar)	2189
FLUKE-750P01	4352281	Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)	1691
FLUKE-750P01EX	4558658	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)	3194
FLUKE-750P02	4352750	Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar)	1691
FLUKE-750P03	4352738	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1691
FLUKE-750P04	4352313	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1691
FLUKE-750P05	4352336	Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	1691
FLUKE-750P05EX	4558664	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	3268

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-75OP06	4352349	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1691
FLUKE-75OP06EX	4558673	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	3268
FLUKE-75OP07	4352360	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1691
FLUKE-75OP08	4352372	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1691
FLUKE-75OP09	4352385	Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	1691
FLUKE-75OP09EX	4558725	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	3268
FLUKE-75OP2000	4352397	Überdruckaufnehmer (0 - 140 bar)	1691
FLUKE-75OP22	4352296	Überdruckaufnehmer (0 - 70 mbar)	1691
FLUKE-75OP23	4352308	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1691
FLUKE-75OP24	4352324	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1691
FLUKE-75OP24EX	4558686	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	3268
FLUKE-75OP27	4352351	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1691
FLUKE-75OP27EX	4558699	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	3268
FLUKE-75OP29	4352403	Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	2684
FLUKE-75OP29EX	4558702	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	5456
FLUKE-75OP30	4352415	Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar)	2684
FLUKE-75OP31	4352426	Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar)	2684
FLUKE-75OP3IN	4555281	Überdruckaufnehmer (0 - 7.5 mbar)	1626
FLUKE-75OP5IN	4555296	Überdruckaufnehmer (0 - 12.5 mbar)	1626
FLUKE-75OPA27	4352471	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1907
FLUKE-75OPA3	4352432	Überdruckaufnehmer (0 - 350 mbar)	1907
FLUKE-75OPA4	4352444	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1907
FLUKE-75OPA4EX	4558716	Ex Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	3461
FLUKE-75OPA5	4352459	Überdruckaufnehmer (0 - 2 bar)	1907
FLUKE-75OPA6	4352467	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1907
FLUKE-75OPA7	4352480	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1907
FLUKE-75OPA8	4352498	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1907
FLUKE-75OPA9	4352500	Überdruckaufnehmer (0 - 100 bar)	1907
FLUKE-75OPD10	4352556	Überdruckaufnehmer (-700 - 700 mbar)	1907
FLUKE-75OPD2	4352539	Überdruckaufnehmer (-70 - 70 mbar)	1907
FLUKE-75OPD27	4352616	Überdruckaufnehmer (-1 - 20 bar)	1907
FLUKE-75OPD3	4352542	Überdruckaufnehmer (-350 - 350 mbar)	1907
FLUKE-75OPD4	4352563	Überdruckaufnehmer (-1 - 1 bar)	1907
FLUKE-75OPD5	4352574	Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar)	1907
FLUKE-75OPD50	4352588	Überdruckaufnehmer (-1 - 3.5 bar)	1907
FLUKE-75OPD6	4352595	Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar)	1907
FLUKE-75OPD7	4352602	Überdruckaufnehmer (-1 - 14 bar)	1907
FLUKE-75OPV3	4352517	Überdruckaufnehmer (-350 mbar)	1907
FLUKE-75OPV4	4352521	Überdruckaufnehmer (-1 bar)	1907
FLUKE-75OR04	4352625	Überdruckaufnehmer (0 - 1 bar)	1907
FLUKE-75OR06	4352633	Überdruckaufnehmer (0 - 7 bar)	1907
FLUKE-75OR07	4352657	Überdruckaufnehmer (0 - 35 bar)	1907
FLUKE-75OR08	4352669	Überdruckaufnehmer (0 - 70 bar)	1907
FLUKE-75OR27	4352640	Überdruckaufnehmer (0 - 20 bar)	1907
FLUKE-75OR29	4352678	Überdruckaufnehmer (0 - 200 bar)	2864
FLUKE-75OR30	4352684	Überdruckaufnehmer (0 - 340 bar)	2864
FLUKE-75OR31	4352691	Überdruckaufnehmer (0 - 700 bar)	2864

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FLUKE-75ORD27	4352723	Überdruckaufnehmer (-0.8 - 20 bar)	2143
FLUKE-75ORD5	4352706	Überdruckaufnehmer (-1 - 2 bar)	2143
FLUKE-75ORD6	4352714	Überdruckaufnehmer (-1 - 7 bar)	2143
Zubehör für Prozesskalibratoren			
709H/TRACK	4281225	Software Fluke 709H/Track für HART-Kommunikation	593
754HCC	3829410	HART communication cable for Fluke 754	116
BC7217 INTL	668217	Akku-Ladegerät	417
BC-7240	4022655	Battery Charger (753/754)	66
BP7235	668225	NiMH-Akkupack	341
BP7240	4022220	753/754 Spare Battery	233
C700	606928	Hartschalenkoffer (Serie 700)	466
C789	946694	Gepolsterte Tragetasche	271
FLUKE-70OHTH-1	2811795	Schlauchset für Hydraulikpumpe	1222
FLUKE-70OHTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1498
FLUKE-70OILF	1566730	Feuchtigkeitsfilter	145
FLUKE-700-IV	202561	Strommesswiderstand	645
FLUKE-700LTP-1	2811763	Niederdruckpumpe	1305
FLUKE-700PMP	617131	Handpumpe für Überdruck (10 bar)	912
FLUKE-700PRV-1	2811808	Druckreduzierventil für 700HTP	1470
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pneumatische Testpumpe	772
FLUKE-700SC	667425	Serielles Schnittstellenkabel (Fluke 725/725Ex/726)	317
FLUKE-700TC1	620119	Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (10 Typen)	189
FLUKE-700TC2	620127	Mini-Steckersatz f. Thermoelemente (5 Typen)	155
FLUKE-700TLK	3829398	Process Test Lead Kit	189
FLUKE-71X	3345825	Schlauchsatz	138
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Flüssigkeitsabscheider für 718 und 719Pro	433
FLUKE-720RTD	4366669	RTD-Messfühler für 721, 721Ex und 719PRO	355
FLUKE-720URTD	4382695	Universal RTD-Adapter für 721, 721Ex und 719PRO	220
FLUKE-750SW	4090343	DPC/TRACK2	4582
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	218
FVF-SC2	1576734	FlukeView Forms Software + RS-232 IR USB Kabel (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	357
HART DRYWELL CABLE	2111088	CABLE KIT, HART DRYWELLCONTROL	220
IR189USB	2428108	IR Kabel - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	70
Allgemeines Zubehör			
Messleitungen, Messspitzen und Messklemmen			
80K-15	618113	High Voltage Probe	410
AC175	4101772	Krokodilklemmensatz	41
AC220	1610103	Satz SureGrip Krokodilklemmen	65
AC280	1610115	Satz SureGrip Hakenklemmen	50
AC283A	5130530	Satz SureGrip Zangenklemmen	52
AC285	1610159	Satz SureGrip große Krokodilklemmen	32
AC285-FTP	4073928	Krokodilklemmen und Adapter (FTP-1, FTPL-1)	39
AC288	4617784	SureGrip™ Klemmleisten Messspitze	50
AC87	1278079	Klemmen für Sammelschienen	67
AC89	873448	Industrielle Isolationseinstechklemme	73
BP980	1616807	Steckersatz (4 mm / Banane)	74

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
FTL-660	2280204	Fused Test Lead Set	88
FTP-1	3869437	Messspitzensatz mit Sicherung	133
FTPL-1	3869443	Messspitzensatz mit Sicherungen und Messleitungen	146
H900	1616818	Messleitungs-Halter	45
LEADWRAP	4083525	Klettverschluss-Befestigung für Kabel und Leitungen, 3 St.	14
T5-KIT-1	3971169	T5-Kit	74
T5-RLS	4089137	Ersatzmessleitungs-Satz (T5)	32
TL1550B	2788216	TL1550B Messleitungssatz mit Prüflösungen, Messspitzen und	291
TL175	3521976	Twist Guard Test Leads	41
TL175E	3565554	Twist Guard Messleitungen, 4mm	44
TL220-1	3971178	TL220, SureGrip Industrie Messleitungs-Kit	113
TL221	2003602	SureGrip Messleitungsverlängerungssatz	49
TL222	2003616	Satz SureGrip Silikon-Messleitungen	49
TL223-1	3971184	SureGrip Elektriker Messleitungs-Kit	103
TL224	1610198	Satz SureGrip Silikon-Messleitungen	44
TL225-1	3971191	SureGrip™ Satz Messleitungen für Streuspannungsadapter	150
TL238	2132831	SureGrip High Energy Test Lead Kit	113
TL27	668571	Industrieller Messleitungssatz	50
TL40	1590606	Messleitungssatz mit abnehmbaren Messspitzen	72
TL71-1	3971207	TL71, Messleitungs-Kit	41
TL75-1	3971218	TL75, Messleitungs-Kit	34
TL76	2032684	Satz universelle Messleitungen	57
TL80A-1	3971229	TL80A, Messleitungs-Kit	104
TL81A	1277073	Elektronik-Messleitungssatz, Deluxe	219
TL910	1616632	Elektronik-Messleitungen (mit Ersatzspitzen)	101
TL930	1616671	Verbindungsleitung (60 cm)	24
TL932	1616680	Verbindungsleitung (90 cm)	29
TL935	1616698	Verbindungsleitungs-Satz (60, 90, 120 cm)	84
TL940	1616705	Messleitung mit Mini-Haken	29
TL950	1616710	Messleitung mit Mini-Pinzetten	50
TL960	1616722	Messleitung mit Mikro-Haken	29
TL970	1616793	Haken- und Pinzetten Messleitungssatz	104
TLK1550-RTLK	4112351	Fluke 10-kV-Messklemmen mit integrierten robusten Messleitungen	319
TLK-220 EUR	2097022	SureGrip Zubehörkit	208
TLK-225-1	3971234	TLK225, SureGrip Master Set	224
TLK281-1	3971241	Satz SureGrip KFZ-Messleitungen	198
TLK282-1	3971252	Satz SureGrip Deluxe KFZ-Messleitungen	253
TLK287	3045631	Master-Messleitungssatz für Elektronikanwendungen	237
TLK289 EUR	3092521	Master-Messleitungssatz für Industrieanwendungen	237
TLK290	2435092	Messspitzen Satz	89
TLK291	2435108	Messspitzensatz mit Sicherungen	89
TP1-1	3971265	TP1, Prüfspitzen	24
TP175	3521983	TwistGuard Prüfspitzen, 2mm	29
TP175E	3565568	TwistGuard Prüfspitzen, 2mm mit 4mm Adapter	31
TP2-1	3971283	TP2, Prüfspitzen	29
TP220-1	3971276	TP220, SureGrip Prüfspitzen	29
TP38	1541636	Extrem schmale Messspitzen (isoliert)	24

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
TP38-2001-OSP	2438858	Extrem schmale Messspitzen (isoliert)	20
TP74	1541649	Messspitzen mit angespitzten 4-mm-Bananensteckern	29
TP80	873455	Elektronik-Messspitzen	53
TP912	1616644	Ersatzspitzen für TL910	50
TP920	1616659	Messspitzen Adapter Satz	72
Stromzangen			
80I-110S	114519	Gleich-/Wechselstromzange (100 A)	1016
I1000S	1568487	Wechselstromzange (1000 A)	878
I1010	617735	Gleich-/Wechselstromzange (1000 A)	630
I1010-KIT	2096998	Gleich-/Wechselstromzange (1000A) mit gepolsterter Tragetasche	644
I200	664755	Wechselstromzange (200 A)	219
I2000 FLEX	2584912	Flexible Wechselstromzange (2000 A)	439
I200S	664760	Wechselstromzange (200 A)	366
I30	2584920	Gleich-Wechselstromzange (30A)	585
I3000 FLEX-4PK	2696367	Wechselstromzange (3000 A), 4-pack	1761
I3000S	657202	Wechselstromzange (3000 A)	1056
I3000S FLEX-24	2584888	Flexible Wechselstromzange (3000A), 610 mm	674
I3000S FLEX-36	2584901	Flexible Wechselstromzange (3000A), 915 mm	807
I30S	2584935	Gleich-Wechselstromzange (30A)	807
I310S	2840309	Gleich-/Wechselstromzange (300 A)	483
I400	2277225	Wechselstromzange (400 A)	219
I400S	2277202	Wechselstromzange (400 A)	395
I40S-PR	3949777	40A Stromzange (1750)	511
I410	617727	Gleich-/Wechselstromzange (400 A)	366
I410-KIT	2097005	Gleich-/Wechselstromzange (400A) mit gepolsterter Tragetasche	424
I6000S FLEX-24	2840311	Wechselstromzange (6000 A)	878
I6000S FLEX-36	2840327	Wechselstromzange (6000 A)	1025
I800	2840283	Wechselstromzange (800 A)	315
Zubehör für die Temperaturmessung			
80AK-A	2747812	Thermoelement-Adapter	47
80BK-A	2747801	Integrierter DMM-Temperaturmessfühler (Typ K)	52
80CJ-M	833046	Mini-Thermoelementstecker (Typ J)	36
80CK-M	779942	Mini-Thermoelementstecker (Typ K)	36
80PJ-1	1288191	Blanker Messfühler (Typ J)	40
80PJ-9	1288218	Universeller Messfühler (Typ J)	98
80PJ-EXT	1288234	Ausgleichsleitungssatz (Typ J)	87
80PK-1	750422	Blanker Messfühler (Typ K)	50
80PK-10	3439199	Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)	295
80PK-11	2724500	Messfühler mit Velcro-Klettbandbefestigung	57
80PK-18	3448859	Oberflächen-Thermoelement für Rohre Satz	477
80PK-22	2098684	Tauch-Messfühler	147
80PK-24	2098691	Luftmessfühler	191
80PK-25	2098706	Einstech-Messfühler	173
80PK-26	2098714	Universeller Messfühler	191
80PK-27	2098723	Industrieller Oberflächen-Messfühler	523
80PK-3A	874610	Oberflächen-Messfühler (Typ K)	328
80PK-8	200360	Oberflächen-Thermoelement für Rohre (Typ K)	267

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
80PK-9	1288229	Universeller Messfühler (Typ K)	98
80PK-EXT	1288241	Ausgleichsleitungssatz (Typ K)	87
80PR-60	2148313	RTD-Temperaturmessfühler (Fluke 66 und 68)	105
80PT-25	2104397	Einstech-Messfühler	152
80PT-EXT	1288252	Ausgleichsleitungssatz (Typ T)	87
80T-150UA	3190456	Universeller Temperaturmessfühler (für DMM)	412
80TK	736736	Thermoelement-Modul (Typ K)	208
Taschen und Holster			
C101	2437514	Hartschalenkoffer	98
C115	2826063	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	93
C116	2826074	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	111
C125	646858	Gepolsterte Tragetasche	69
C12A	930529	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	48
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	45
C1600	2091049	Multimeter- und Zubehörkoffer	58
C1620	4359042	Tragetasche	278
C190	677401	Hartschalenkoffer (Serie 190)	343
C195	677408	Gepolsterte Tragetasche	318
C23	1663209	Gepolsterte Tragetasche	41
C25	681114	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	82
C280	3182785	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	98
C33	1664120	Gepolsterte Tragetasche	45
C345	3311173	Gepolsterte Tragetasche	116
C35	2826056	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	68
C43	1663230	Gepolsterte Tragetasche	123
C50	762823	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	58
C510	1547885	Lederne Multimeter-Tragetasche	115
C520A	1629104	Lederne Tester-Tragetasche	89
C550	1547919	Multimeter- und Zubehörtasche	194
C75	865535	Gepolsterte Zubehörtasche	28
C781	619988	Gepolsterte Tragetasche	144
C789	946694	Gepolsterte Tragetasche	271
C799	4021731	Soft case for Fluke 75x series	122
C90	466029	Gepolsterte Multimeter-Tragetasche	58
CAMO-C25	4110632	Camouflage-Tragetasche	54
CXT1000	4628917	Extrem Hartschalenkoffer	251
CXT170	3352567	Koffer für extreme Bedingungen	251
CXT280	3352571	Koffer für extreme Bedingungen	251
CXT80	3352559	Koffer für extreme Bedingungen	251
FLK-C3000	4582763	Premium-Messgerätetasche	124
FLK-C3003	4582928	Modulare gepolsterte Tragetasche mit 3 Fächern	57
FLUKEPACK30	4983088	Professioneller Werkzeugrucksack	211
H15	4111533	Holster (Serie T100)	44
H3	1608458	Holster (Serie 330)	64
H5	649365	Holster für die T-Serie (Fluke T5)	48
H80M	2138458	Holster + Magnethalter	62
H-T6	4910585	Gürtelhalter für T6	48

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
KFZ-Zubehör			
BP880	2150594	Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Stecker	22
BP881	2151015	Stapelbare Doppelbananenstecker auf BNC-Buche	28
PV350	919811	Druck-/Vakuummodul	418
RPM80	880849	Induktiver Drehzahlaufnehmer	144
SCC 128	2100199	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120)	968
SCC 198	2100208	Kfz-Zubehörsatz (Serie 190)	1218
STL90	201233	Abgeschirmte Messleitungen (Serie 120/190)	337
TAS90	614187	Kfz-Zubehörsatz (Serie 120/190)	95
TL28A	1273185	Kfz-Messleitungssatz	84
TL82	2150636	KFZ-Stift-und Buchsen-Adapter-Kit	168
TP40	1567573	KFZ-Backprobe-Pins (5 Stück) (4 mm)	60
TP81	2149098	Isolationseinstechklemmen (4 mm)	82
TP82	2149080	Isolationseinstechklemmen (4 mm)	77
TP88	2149102	Satz steife Backprobe-Pins	21
Diverses Zubehör			
8OK-40	382846	Hochspannungstastkopf	418
8OK-6	532424	Hochspannungstastkopf	233
EBC290	3894906	External Battery Charger	140
FL-120 EX	4972431	Eigensichere Taschenlampe, 120 Lumen	90
FL-150 EX	4972446	Eigensichere Taschenlampe, 150 Lumen	113
FL-45 EX	4972422	Eigensichere Taschenlampe, 45 Lumen	55
HL-200 EX	4972410	Eigensichere Stirnlampe, 200 Lumen	113
L200	2096346	Tastkopflampe	36
L205	2098588	Mini Kopflampe	46
L206	2098595	Deluxe Kopflampe	58
L210	2096379	Tastkopflampe + Tastkopfverlängerungen	57
L215	2096368	Suregrip Kit mit Tastkopflampe und Verlängerung	129
LVD1A	4571403	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	50
LVD2	2740300	Spannungstester mit integrierter Taschenlampe	55
PV350	919811	Druck-/Vakuummodul	418
SV225	3100477	Streuspannungsadapter	100
TPAK	1281997	ToolPak, Kit zum Aufhängen des Multimeters	58
Sicherungen			
7017240.0	2279339	Fuse, A:315mA (f), V:1000V, IR:10kA, 6.35x32 mm	13,1
FUSE	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	4,3
FUSE	803293	Fuse, A:11A (F), V:1000V, IR:20kA, 10.3x38.1 mm	10,15
FUSE	830828	Fuse, A:1A (F), V:600V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	9,05
FUSE	943121	Fuse, A:440mA (F), V:1000V, IR:10kA, 10.3x34.9 mm	5,55
Software			
FVF-BASIC	2396957	FlukeView Basic + IR USB Kabel (189, 287, 289, 789, 1550B)	218
FVF-SC4	2687335	FlukeView Forms Software + Kabel (8845A/8846A)	412
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	236
FVF-UG	1576741	FlukeView Forms Upgrade	192
SCC120E	646684	FlukeView Software + USB-Anschlusskabel + Hartschalenkoffer (Serie 120)	623
SCC190EFG	671826	FlukeView Software + USB Kabel + Hartschalenkoffer f. Serie 190	872
SW90W	3894923	FlukeView Software	482

Modell	Artikelnummer	Beschreibung	CHF
Seminar Boxen			
1D-INHOUSE CODE	4710593	1-Tag Fachseminar in IHREM Haus	2150
2D-TI MAINT CODE	4625077	2-Tage Fachseminar Thermografie Wartung	820
TI LEVEL 2 EXAM	4710587	Thermografie Stufe 2 Prüfung	800
TI LEVEL EXAM	4625092	Thermografie Stufe 1 Prüfung	700
TI TRAINING L2CODE	4710579	5-Tage Fachseminar Thermografie Stufe 2 Training	2600
TI TRNG L1 CODE	4625108	5-Tage Fachseminar Thermografie Stufe 1 Training	2350

Änderung und Irrtum vorbehalten.
 Preise sind empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.

Fluke. *Keeping your world up and running.*[®]

Fluke (Switzerland) GmbH
 Industrial Division
 Hardstrasse 20
 CH-8303 Bassersdorf
 E-Mail: info@ch.fluke.nl
 Telefon +41 (0)44 580 7504

©2021 Fluke Corporation. All rights reserved.
 Data subject to alteration without notice.
 10/2021 CHDE

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.