

Fluke Test Tools Pricelist

valid from 15-12-2020

Model	Article Nr.	Description	EUR
Fluke Connect			
Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000FC	4401595	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy FC	323
FLK-3000FC GM	4467750	Bezprzewodowy zestaw FC do konserwacji ogólnej	926
FLK-3000FC HVAC	4465607	Bezprzewodowy system FC do zastosowań HVAC	672
FLK-3000FC IND	4465599	Bezprzewodowy system FC do zastosowań przemysłowych	1157
FLK-3000FC/1AC-II	4699302	Multimetr cyfrowy z próbnikiem napięcia dla elektryków i zestaw akcesoriów	461
FLK-3000FC/EDA2	4699333	Multimetr cyfrowy dla elektroników oraz luksusowy zestaw akcesoriów	416
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimetr Fluke 3000FC z mocowaniem magnetycznym TPAK	358
FLK-A3000FC	4401588	Bezprzewodowy moduł FC z cęgami prądowymi AC	208
FLK-A3000FC KIT	4465618	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem A3000	461
FLK-A3001FC	4459439	Bezprzewodowy moduł FC z cęgami prądowymi AC iFlex	242
FLK-A3001FC KIT	4465665	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem i3000	497
FLK-A3002FC	4459442	Bezprzewodowy moduł FC do pomiaru prądu AC/DC	138
FLK-A3003FC	4629295	Bezprzewodowy miernik cęgowy FC 2000 A DC	578
FLK-A3004FC	4629301	Bezprzewodowy miernik cęgowy FC 4-20 A DC	693
FLK-T3000FC	4401563	Bezprzewodowy moduł FC do pomiarów termoparą typu K	208
FLK-T3000FC KIT	4465652	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem T3000	461
FLK-V3000FC	4401556	Bezprzewodowy moduł FC do pomiaru napięcia zmiennego	219
FLK-V3000FC KIT	4465641	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC z przyrządem V3000	461
FLK-V3001FC	4459421	Bezprzewodowy moduł FC do pomiaru napięcia stałego	219
FLK-V3001FC KIT	4467777	Bezprzewodowy zestaw podstawowy FC przyrządem V3001	461
FLK-V3003FC KIT	4467789	Bezprzewodowy zestaw FC z multimetrem cyfrowym i modułami napięciowymi AC i DC	751
Fluke Connect - Accessories			
FLK-FC-SD 8GB	4463628	Karta SD Wi-Fi Fluke Connect	105
FLK-PC3000FC	4401602	Bezprzewodowy adapter PC FC	115
FLUKE-IR3000FC	4460436	Konektor FC na podczerwień	154
Digital Multimeters			
100 Series Multimeters			
FLUKE-107 ESP	4367953	Kieszonkowy multimetr cyfrowy Fluke 107 CAT III	99
110 Series Multimeters			
C50	762823	Miękki pokrowiec na miernik	46
FLUKE-110/ERTA	5166916	Multimetr Fluke 110 True-RMS z funkcją pomiaru prawdziwej wartości skutecznej	124
FLUKE-113 EUR	3088053	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	139
FLUKE-114 EUR	2583552	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	183
FLUKE-115 EUR	2583583	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	217
FLUKE-116 EUR	2583601	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	261
FLUKE-116/323 KIT	4296029	Zestaw Combo z multimetrem HVAC True RMS i miernikiem cęgowym firmy Fluke	369
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Zestaw Combo z multimetrem HVAC i termometrem na podczerwień firmy Fluke	334
FLUKE-117 EUR	2583647	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	272
FLUKE-117/323 EUR	4296034	Zestaw Combo z multimetrem Fluke dla elektryków	352

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-117/PRV240	4636971	Zestaw: moduł kontrolny, multimetr cyfrowy Fluke 117	346
170 Series Multimeters			
C90	466029	Miękki pokrowiec na miernik	46
FLUKE-175 EGFID	1592901	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	261
FLUKE-177 EGFID	1592874	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	316
FLUKE-179 EGFID	1592842	Multimetr cyfrowy True RMS z podświetleniem i pomiarem temperatury	373
FLUKE-179/EDA2/EUR	3947719	Zestaw Combo dla elektroników	443
FLUKE-179/MAG2 KIT	4869295	Przemysłowy zestaw Combo Fluke 179/MAG2 z bezpłatną latarką Maglite	370
FLUKE-179-2/IMSK	4370598	Zestaw do obsługi technicznej Fluke 179 IMSK z multimetrem przemysłowym	462
200 Series Multimeters			
BC500TDMM	4820410	Ładowarka sieciowa do przyrządu Fluke 279FC	135
C280	3182785	Miękki pokrowiec na miernik	76
FLK-287/FVF/IR3000	4699316	Zestaw Combo multimetru 287 z oprogramowaniem Fluke FlukeView® Forms	868
FLK-289/FVF/IR3000	4699325	Zestaw Combo multimetru 289 z oprogramowaniem Fluke FlukeView® Forms	926
FLUKE-233 EU	3469334	Multimetr z odłączanym wyświetlaczem	369
FLUKE-279FC I/B	4989200	Multimetr True RMS z kamerą telewizyjną, sondą iFlex i dodatkowym akumulatorem	1099
FLUKE-279FC/IFLEX	4684050	Bezprzewodowy multimetr cyfrowy True RMS z kamerą termowizyjną oraz elastyczne cęgi prądowe	999
FLUKE-287/EUR	3947781	Multimetr rejestrujący prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) z wykrywaniem trendów	672
FLUKE-287/FVF/EUR	3947796	Zestaw Combo z oprogramowaniem FlukeView Forms	787
FLUKE-289/EUR	3947801	Przemysłowy multimetr rejestrujący prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	729
FLUKE-289/FVF/EUR	3947812	Zestaw Combo przemysłowego multimetru rejestrującego z oprogramowaniem	845
FLUKE-289/IMSK	3449156	Zestaw do obsługi technicznej z multimetrem	720
20 Series Multimeters			
C25	681114	Miękki pokrowiec na miernik	66
FLUKE-27II/EUR	3947770	Multimetr przemysłowy (IP67)	586
FLUKE-28II/EUR	3947820	Przemysłowy multimetr prawdziwej wartości skutecznej (IP67)	586
FLUKE-28IIEX	4017165	Iskrobezpieczny cyfrowy multimetr prawdziwej wartości skutecznej	1407
Clamp Meters			
FLUKE-323	4152628	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	144
FLUKE-324	4152637	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	187
FLUKE-325	4152643	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	260
FLUKE-353	2840252	Miernik cęgowy AC/DC True RMS	694
FLUKE-355	2840265	Miernik cęgowy AC/DC True RMS	867
FLUKE-365/E	3790607	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) z odłączaną szczęką	288
FLUKE-368 FC	4709907	Bezprzewodowe cęgi prądowe do pomiaru prądu upływu, szczęki 40 mm	771
FLUKE-369 FC	4709934	Bezprzewodowe cęgi prądowe do pomiaru prądu upływu, szczęki 61 mm	771
FLUKE-373/E	3790564	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) 600 A	288
FLUKE-374 FC	4696001	Bezprzewodowy miernik cęgowy 600 A AC/DC True RMS	405

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-375 FC	4695932	Bezprzewodowy miernik cęgowy 600 A AC/DC True RMS	484
FLUKE-376 FC	4695861	Bezprzewodowy miernik cęgowy 1000 A AC/DC True RMS z cęgam iFlex	550
FLUKE-381	3610452	Miernik cęgowy prawdziwej wartości skutecznej (True RMS) z odłączanym wyświetlaczem	647
FLUKE-902 FC	4695814	Bezprzewodowy miernik cęgowy True RMS do instalacji HVAC	324
FLUKE-I2500-10	3676410	Sonda iFlex	150
FLUKE-I2500-18	3676405	Sonda iFlex	150
H3	1608458	Pokrowiec (seria 330)	50
70 Series Multimeters			
FLUKE-77-4/EUR	3947835	Multimetr	461
80 Series Multimeters			
C25	681114	Miękki pokrowiec na miernik	66
FLUKE-83-5/EUR	3947847	Multimetr	519
FLUKE-87-5/E2K/EUR	3947864	Zestaw Combo dla elektryków przemysłowych	614
FLUKE-87-5/EUR	3947858	Multimetr prawdziwej wartości skutecznej (True RMS)	511
FLUKE-87V/IMSK	3448783	Zestaw do obsługi technicznej Fluke 87V IMSK z multimetrem przemysłowym	593
FLUKE-87V-MAX	5140033	Multimetr cyfrowy prawdziwej wartości skutecznej	563
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT	5160712	Zestaw dla elektryków przemysłowych Fluke 87V MAX E2	665
Bench Multimeters			
8808A 220V	2802372	Multimetr stołowy 5,5 cyfry	754
8808A 240V	2802385	Multimetr stołowy 5,5 cyfry	754
8808A/SU 220V	2802459	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (oprogramowanie i przewody)	966
8808A/SU 240V	2802467	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (oprogramowanie i przewody)	966
8808A/TL 220V	3111085	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (sonda 2x4 do pomiaru rezystancji)	838
8808A/TL 240V	3111097	Multimetr stołowy 5,5 cyfry (sonda 2x4 do pomiaru rezystancji)	838
8845A 220V	2577352	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1130
8845A 240V	2577365	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1130
8845A/SU 220V	2675315	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1325
8845A/SU 240V	2675332	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1325
8845A-EFPT	2742690	Zestaw precyzyjnych wydłużonych sond pomiarowych	21,09
8845A-TPIT	2742683	Zestaw sond pomiarowych do układów scalonych	15,83
8846A 220V	2577383	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1480
8846A 240V	2577390	Multimetr stołowy 6,5 cyfry	1480
8846A/SU 220V	2675367	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1685
8846A/SU 240V	2675380	Multimetr stołowy 6,5 cyfry (plus oprogramowanie i przewody)	1685
884X-1G	2675534	Pamięć USB 1 GB	42,19
884X-CASE	2675552	Walizka (8845A/8846A)	464
884X-RTD	2675468	Sonda temperaturowa RTD 100 omów	607
884X-SHORT	2653346	Zworka czteroprzewodowa	32,7
884X-USB	2675479	Prześciówka USB na RS232	174
FVF-SC4	2687335	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel (8845A/8846A)	326
FVF-SC5	2791314	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	187
FVF-UG	1576741	Aktualizacja oprogramowania FlukeView Forms	153
RS43	946470	Kabel szeregowy	94
TL2X4W-PTII	2826215	Przewody do pomiarów rezystancji 2x4 z końcówką 2 mm	84
TL2X4W-TWZ	2723629	Przewody pomiarowe 2X4 ze zintegrowaną pęsetą	106

Model	Article Nr.	Description	EUR
Y8021	708289	Ekranowany kabel interfejsu IEEE-488, 1 m	471
Y8022	708297	Ekranowany kabel interfejsu IEEE-488, 2 m	550
Y8846D	2771721	Podwójny zestaw do montażu na stojaku (8845A/8846A)	179
Y8846S	2675518	Pojedynczy zestaw do montażu na stojaku (8845A/8846A)	132
Automotive Meters			
FLUKE-88-5/A KIT	2117440	Zestaw Combo multimetru dla motoryzacji	751
Hand Tools			
CPAK8	5081580	Futurał z wieszakiem magnetycznym	39,99
IB117KEUR	5195045	Multimetr dla elektryków Fluke 117 + zestaw startowy elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych (5 wkrętek i 3 szczypce)	399
IB117L	5133953	Multimetr dla elektryków Fluke 117 + SLS3 + ISLS5 + IPHS2	299
IB117M	5133966	Multimetr dla elektryków Fluke 117 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	319
IB179K-EGFID	5133994	Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętek i 3 elektroizolacyjne szczypce)	499
IB179L-EGFID	5133975	Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	399
IB179M-EGFID	5133982	Multimetr cyfrowy Fluke 179 True-RMS + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	419
IB376KEUR	5195061	Miernik cęgowy Fluke 376 + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętek i 3 elektroizolacyjne szczypce)	669
IB376L	5134134	Miernik cęgowy Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	579
IB376M	5134141	Miernik cęgowy Fluke 376 FC + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	599
IB875KEUR	5195050	Multimetr przemysłowy Fluke 87V + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętek i 3 elektroizolacyjne szczypce)	649
IB875L	5134096	Multimetr przemysłowy Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	549
IB875M	5134107	Multimetr przemysłowy Fluke 87V + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	569
IBT6KEUR	5195077	Tester elektryczny T6-1000 + zestaw startowy narzędzi ręcznych (5 elektroizolacyjnych wkrętek i 3 elektroizolacyjne szczypce)	399
IBT6L	5134118	Tester elektryczny T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2	289
IBT6M	5134129	Tester elektryczny T6-1000 + ISLS3 + ISLS5 + IPHS2 + IPHS1 + ISLS8	299
IKPK7	5067392	Profesjonalny plecak narzędziowy Fluke Pack30 + zestaw startowy elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych (5 wkrętek i 3 szczypce)	359
IKPL3	5067377	3-elementowy zestaw szczypiec elektroizolacyjnych, 1000 V	149
IKSC7	5067345	7-elementowy zestaw wkrętek elektroizolacyjnych, 1000 V (3 płaskie, 2 krzyżakowe, 2 kwadratowe)	119
IKST7	5067389	Zestaw startowy elektroizolacyjnych narzędzi ręcznych – 5 wkrętek elektroizolacyjnych i 3 elektroizolacyjne szczypce, 1000 V	239
INCP8	5067267	Elektroizolacyjne szczypce uniwersalne, 8 cali, 200 mm, 1000 V	49,99
INDC8	5067244	Elektroizolacyjne boczne szczypce tnące o dużym przełożeniu dźwigni, 8 cali, 200 mm, 1000 V	59,99
INLP8	5067232	Elektroizolacyjne szczypce szpiczaste z funkcją cięcia bocznego, 8 cali, 200 mm, 1000 V	54,99
INPP10	5067259	Elektroizolacyjne szczypce nastawne z szybką regulacją, 10 cali, 250 mm, 1000 V	69,99
IPHS1	5067306	Wkrętak krzyżakowy nr 1. Certyfikowany do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC.	18

Model	Article Nr.	Description	EUR
IPHS2	5067314	Wkrętak krzyżakowy nr 2. Certyfikowany do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC.	23
ISLS3	5067271	Wkrętak elektroizolacyjny płaski 3/32x3 cale, 2,5 mm x 75 mm, 1000 V	15,99
ISLS5	5067280	Wkrętak elektroizolacyjny płaski 5/32x4 cale, 4 mm x 100 mm, 1000 V	15,99
ISLS8	5067298	Wkrętak 125 mm z 6-milimetrową końcówką płaską. Certyfikowany do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC.	23
ISQS1	5067323	Wkrętak elektroizolacyjny kwadratowy #1, 4 cali, 100 mm, 1000 V	21,99
ISQS2	5067338	Wkrętak elektroizolacyjny kwadratowy #2, 5 cali, 125 mm, 1000 V	21,99
RUP8	5081598	Zwijany futerał na narzędzia	19,99
Electrical Testers			
FLK-1AC-A1-II-5PK	2433042	Fluke 1AC-II5PK Tester napięcia Fluke 1AC II (pi_ciopek)	122
FLK-1AC-E1-II-5PK	2433056	Próbnik napięcia Volt Alert (zestaw 5 sztuk)	122
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Próbnik napięcia AC, 200-1000 V	32
FLUKE-1000FLT	4472387	Tester świetlówek	262
FLUKE-1AC-E2-II	2432971	Próbnik napięcia Volt Alert	34
FLUKE-2042	2435038	Lokalizator przewodów (nadajnik + odbiornik)	832
FLUKE-2042T	2435045	Nadajnik do lokalizatora przewodów	433
FLUKE-9040EUR	4014969	Wskaźnik rotacji faz	222
FLUKE-9062	2435077	Wskaźnik rotacji faz i kierunku obrotów silnika	204
FLUKE-T110	4016950	Tester napięcia/ciągłości z załączanym obciążeniem	87
FLUKE-T130	4016961	Tester napięcia/ciągłości z LCD i załączanym obciążeniem	128
FLUKE-T150	4016977	Tester napięcia/ciągłości z LCD, pomiarem rezystancji i załączanym obciążeniem	148
FLUKE-T150/PRV240	4637005	Zestaw: Fluke-T150 + moduł kontrolny PRV240	288
FLUKE-T90	4016945	Tester napięcia/ciągłości	61
FTL-660	2280204	Zestaw przewodów pomiarowych z bezpiecznikami	70
H5	649365	Pokrowiec na tester elektryczny (Fluke T5)	39
H-T6	4910585	Kabura na pasek do testera T6	39
LVD1A	4571403	Próbnik napięcia Volt Light	39
LVD2	2740300	Próbnik napięcia Volt Light	43
PRV240	4566209	Moduł kontrolny	173
PRV240FS	4910310	Moduł kontrolny T6/NCV	164
T5-1000 EUR1	659570	Tester elektryczny	189
T5-600 EUR1	659612	Tester elektryczny	169
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Zestaw z testerem elektrycznym, termometrem na podczerwień i próbnikiem napięcia	275
T5-H5-1AC KIT/EUR	2098657	Tester elektryczny z futerałem i próbnikiem napięcia 1AC	211
T6-1000/EU	4910257	Tester elektryczny z technologią FieldSense™, EU	279
T6-600/62MAX+/1ACE	4910524	Rabat 20% na tester Fluke T6-600 z termometrem na podczerwień 62MAX+, próbnikiem napięcia 1AC i miękkim futerałem C60	319
T6-600/EU	4910322	Tester elektryczny z technologią FieldSense™	219
Laser Levels			
3 point lasers			
PLS 3G KIT	5009378	Poziomica laserowa (laser zielony 3-punktowy), zestaw	257
PLS 3G Z	5009369	Poziomica laserowa (laser zielony 3-punktowy), sam przyrząd	214
PLS 3R KIT	5009357	Poziomica laserowa (laser czerwony 3-punktowy), zestaw	216
PLS 3R Z	5009340	Poziomica laserowa (laser czerwony 3-punktowy), sam przyrząd	173

Model	Article Nr.	Description	EUR
5 point lasers			
PLS 5G KIT	5009414	Poziomica laserowa (laser zielony 5-punktowy), zestaw	343
PLS 5G Z	5009406	Poziomica laserowa (laser zielony 5-punktowy), sam przyrząd	304
PLS 5R KIT	5009391	Poziomica laserowa (laser czerwony 5-punktowy), zestaw	297
PLS 5R Z	5009384	Poziomica laserowa (laser czerwony 5-punktowy), sam przyrząd	267
Cross line and point lasers			
PLS 6G RBP KIT	5116068	"Cross Line and Point Green Laser Kit"	499
PLS 6G RBP SYS	5116079	"Cross Line and Point Green Laser System"	599
PLS 6G Z	5009461	Zielony laser krzyżowo-punktowy, sam przyrząd	409
PLS 6R RBP KIT	5195802	"Cross Line and Point Red Laser Kit"	399
PLS 6R RBP SYS	5195833	"Cross Line and Point Red Laser System"	499
PLS 6R Z	5009423	Czerwony laser krzyżowo-punktowy, sam przyrząd	314
Cross line lasers			
PLS 180G RBP KIT	5116087	Cross Line Green Laser Kit	349
PLS 180G RBP SYS	5116093	"Cross Line Green Laser System"	399
PLS 180G Z	5017287	Zielony laser krzyżowy, sam przyrząd	301
PLS 180R RBP KIT	5195840	Cross Line Red Laser Kit	279
PLS 180R RBP SYS	5195857	"Cross Line Red Laser System"	349
PLS 180R Z	5017279	Czerwony laser krzyżowy, sam przyrząd	234
Rotary lasers			
Horizontal rotary lasers			
PLS H2 KIT	5022496	Zestaw obrotowej poziomicy laserowej PLS H2 (laser czerwony) ze statywem oraz łąką niwelacyjną	1100
PLS H2 SYS	5022481	Obrotowa poziomica laserowa PLS H2 (laser czerwony), system	855
PLS H2 Z	5022470	Obrotowa poziomica laserowa PLS H2 (laser czerwony), sam przyrząd	603
Manual slope rotary lasers			
PLS HV2G KIT	5022520	Zestaw obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2G (laser zielony)	1467
PLS HV2G SYS	5022547	System obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2R (laser zielony) z odbiornikiem lasera	1226
PLS HV2G Z	5022535	Obrotowa poziomica laserowa PLS HV2G (laser zielony), sam przyrząd	911
PLS HV2R KIT	5022558	Zestaw obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2R (laser czerwony) ze statywem oraz łąką niwelacyjną	1352
PLS HV2R SYS	5022512	System obrotowej poziomicy laserowej PLS HV2R (laser czerwony) z odbiornikiem lasera (sam przyrząd)	1100
PLS HV2R Z	5022501	Obrotowa poziomica laserowa PLS HV2R (laser czerwony), sam przyrząd	785
Accessories lasers			
PLS BC20	5022618	Przewód do ładowania akumulatorów PLS RBP10	36
PLS BP10	5022599	Zasobnik na baterie alkaliczne do obrotowych poziomic laserowych H2, HV2	49
PLS BP5	5031952	Pojemnik na baterie alkaliczne BP5	41
PLS C18	4985124	Skrzynka narzędziowa do poziomic laserowych	81
PLS C19	5022586	Walizka do obrotowej poziomicy laserowej	70
PLS FS	5031929	Statyw do przyrządów PLS 3, 5, 6	15
PLS GR16	5022652	Łąka niwelacyjna z podziałką amerykańską i metryczną	49
PLS GRT4	5022634	Magnetyczna tarcza odbłaskowa do lasera zielonego	13
PLS MLB	5031934	Kątowy uchwyt magnetyczny do przyrządów PLS 3, 5, 6, 180	43
PLS RBC5	5031965	Przewód z adapterami do ładowania akumulatorów litowo-jonowych RBP5	13

Model	Article Nr.	Description	EUR
PLS RBP10	5022607	Akumulator do przyrządów H2, HV2	72
PLS RBP5	5023322	Akumulator litowo-jonowy do ręcznych poziomic laserowych PLS z przewodem do ładowania i adapterami do gniazdek	64
PLS RBP5 SINGLE PK	5075484	Akumulator litowo-jonowy RBP5 do poziomic laserowych z laserem liniowym i punktowym	54
PLS RC2	5022564	Pilot zdalnego sterowania obrotową poziomą laserową	60
PLS RRT4	5022629	Magnetyczna tarcza odblaskowa do lasera czerwonego	13
PLS SLD GREEN	4978526	Detektor zielonej wiązki laserowej SLD z uchwytem	173
PLS SLD RED	4978515	Detektor czerwonej wiązki laserowej SLD z uchwytem	159
PLS TPOD500	5022665	Wysuwany statyw	270
PLS UB9	4966636	Uniwersalny uchwyt sufitowo-ścienny UB9	89
PLS WCB10	5022641	Obrotowy uchwyt ścienny-sufitowy	91
PLS XLD	5037696	Odbiornik lasera obrotowego z zaciskiem	203
PLS XLD CLAMP	5037709	Zacisk do odbiornika lasera obrotowego	36
PLS-20513	4791765	Statyw teleskopowy 2.9m	195
PLS-21502	4919812	Nakładka obrotowa na statyw PLS3/180	10
PLS-HGI180G	5067797	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomic laserowej PLS 180G	24
PLS-HGI180R	5042463	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomic laserowej PLS 180R	24
PLS-HGI3G	5067760	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomic laserowej PLS 3G	24
PLS-HGI3R	5042439	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomic laserowej PLS 3R	24
PLS-HGI5G	5067772	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem do poziomic laserowej PLS 5G	24
PLS-HGI5R	5042442	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomic laserowej PLS 5R	24
PLS-HGI6G	5067785	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomic laserowej PLS 6G	24
PLS-HGI6R	5042456	Zapassowa wkładka ze szklanym okienkiem przeznaczona wyłącznie do poziomic laserowej PLS 6R	24
Distance Meters			
FLUKE-417D	5099292	Dalmierz Laserowy	102
FLUKE-417D/62MAX KIT	5112860	Zestaw, Fluke417D/62Max+, Dalmierz Laserowy 417D Oraz Termometr Na Podczerwień 62Max+	179
FLUKE-424D	4106866	Dalmierz laserowy	401
Battery Analyzers			
Battery Analyzers			
FLUKE-BT510	4489970	Analizator baterii i akumulatorów	3032
FLUKE-BT520	4489981	Analizator baterii i akumulatorów	3855
FLUKE-BT520ANG	5104752	Analizator akumulatorów z kątowymi sondami pomiarowymi	4687
FLUKE-BT521	4489996	Zaawansowany analizator baterii i akumulatorów	4224
FLUKE-BT521ANG	5104765	Zaawansowany analizator akumulatorów z kątowymi sondami pomiarowymi	5109
Battery Analyzer Accessories			
BC500	4542299	Ładowarka sieciowa	137
BP500	4542300	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V 3000 mAh	114

Model	Article Nr.	Description	EUR
BT500-PROBE-TIP	4561297	Końcówki pomiarowe do sond: 10 szt. zapasowych końcówek pomiarowych, 2 szt. długich i 2 szt. krótkich nasadek na końcówki sond	137
BTL10	4542264	Standardowe sondy do analizatorów baterii i akumulatorów	368
BTL20	4542273	Zestaw inteligentnych sond z przedłużeniem (bez czujnika temperatury)	567
BTL20ANG	4969588	Interaktywna sonda pomiarowa do analizatora akumulatorów (z końcówką kątową)	749
BTL21	4542286	Zestaw inteligentnych sond z przedłużeniem i czujnikiem temperatury	706
BTL-A	4542258	Adapter sondy napięciowej/prądowej	45
Insulation Testers			
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Zaawansowany zestaw 2 w 1 do diagnostyki instalacji elektrycznych i izolacji z 62MAX+, i400	1002
FLUKE-1503	2427883	Tester izolacji	439
FLUKE-1507	2427890	Tester izolacji	546
FLUKE-1550C	3665021	Miernik rezystancji izolacji (5 kV)	4369
FLUKE-1550C FC	4977402	Tester rezystancji izolacji (5 kV) z Fluke IR3000FC	4369
FLUKE-1550C FC KIT	4977457	Zestaw testera rezystancji izolacji (5 kV) z Fluke IR3000FC	4816
FLUKE-1550C/KIT	3665127	Zestaw miernika rezystancji izolacji (5 kV)	4816
FLUKE-1555	3665056	Miernik rezystancji izolacji (10 kV)	4816
FLUKE-1555 FC	4977519	Tester rezystancji izolacji (10 kV) z Fluke IR3000FC	4816
FLUKE-1555 FC KIT	4977469	Zestaw testera rezystancji izolacji (10 kV) z Fluke IR3000FC	5260
FLUKE-1555/KIT	3665111	Zestaw miernika rezystancji izolacji (10 kV)	5260
FLUKE-1577	2157280	Multimetr z funkcją testowania izolacji	692
FLUKE-1587 FC	4691215	Bezprzewodowy multimetr 2 w 1 z funkcją testowania izolacji	834
FLUKE-1587 T	2517605	Multimetr z funkcją testowania izolacji (dla telekomunikacji)	774
FLUKE-1587/1400 FC	4692725	Multimetr 2 w 1 z funkcją testowania izolacji i cęgami i400	890
FLUKE-1587/MDT FC	4692716	Zaawansowany zestaw 2 w 1 do diagnostyki silników i napędów z 9040, i400	1113
FLUKE-IR3000FC1550	4460451	Konektor FC Fluke ir3000	239
FVF-BASIC	2396957	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	173
FVF-SC2	1576734	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel IR USB (serie 180 oraz 1653, 789, 1550B)	284
IR189USB	2428108	Kabel USB-IR (seria 280/180 oraz 1653, 789, 1550B)	55
Installation Testers			
1664 SCH-PTI120	5244844	Fluke 1664FC/PTI120 kit	2169
ES165X	2104706	Zestaw sond do uziemienia	171
FLK-1662 SCH	4546944	Tester instalacji z pamięcią, wersja Schuko	999
FLK-1663 SCH	4546980	Tester instalacji z funkcją testu różnicówek, typ B, Schuko	1299
FLK-1664FC SCH	4547054	Tester Instalacji FC ze wstępnym testem izolacji, wersja Schuko	1649
FLK-166X-MTC-SCH	4601081	Przewód do testowania instalacji 166X w wersji Schuko (EU)	61
FLK-DMS COMPL	4718790	Oprogramowanie DMS Complete do testerów instalacji i testerów PAT	613
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	Oprogramowanie DMS Complete/Professional do testerów instalacji i testerów PAT	816
FVF-SC2	1576734	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel IR USB (serie 180 oraz 1653, 789, 1550B)	284
IR189USB	2428108	Kabel USB-IR (seria 280/180 oraz 1653, 789, 1550B)	55
TL165X	2107756	Zestaw standardowych przewodów pomiarowych (seria 1650)	130

Model	Article Nr.	Description	EUR
TP165X	2107742	Zdalnie wyzwalana sonda pomiarowa (seria 1650)	94
ZERO ADAPTER	3261925	Adapter zerujący (165xB)	42
Portable Appliance Testers			
FLK-DMS COMPL	4718790	Oprogramowanie DMS Complete do testerów instalacji i testerów PAT	613
FLK-DMS COMPL/PROF	4718803	Oprogramowanie DMS Complete/Professional do testerów instalacji i testerów PAT	816
Earth Ground Testers			
C1620	4359042	Torba	221
CABLE REEL 25M BL	4343731	Przewód uziemiający na bębnie 25 m, niebieski	72
CABLE REEL 25M GR	4343746	Przewód uziemiający na bębnie 25 m, zielony	72
CABLE REEL 50M RD	4343754	Przewód uziemiający na bębnie 50 m, czerwony	80
EARTH STAKE	4325492	Zestaw sond gruntowych do pomiarów uziemień	72
EI-1623	2577115	Zestaw cęgów do pomiarów bezelektrodowych do modelu 1623-2 (złożony z EI-162X i EI-162AC)	767
EI-1625	2577126	Zestaw cęgów do pomiarów bezelektrodowych do modelu 1625-2 (złożony z EI-162X i EI-162AC oraz kabla z 2/3 żyłami)	917
EI-162AC	2577144	Cęgowy przekładnik prądowy (indukujący)	240
EI-162BN	2577159	Transformator z dzielonym rdzeniem o śr. 320 mm	2297
EI-162X	2577132	Cęgowy przekładnik prądowy (pomiarowy) z zestawem ekranowanych kabli	458
ES-162P3-2	4359377	Zestaw szpilek uziemiających do pomiarów trzybiegunowych	275
ES-162P4-2	4359389	Zestaw szpilek uziemiających do pomiarów czterobiegunowych	401
FLUKE-1623-2	4325155	Podstawowy tester uziemienia GEO	1550
FLUKE-1623-2 KIT	4325170	Zestaw podstawowego testera uziemienia GEO	2642
FLUKE-1625-2	4325162	Zaawansowany tester uziemienia GEO	2584
FLUKE-1625-2 KIT	4325181	Zestaw zaawansowanego testera uziemienia GEO	3791
FLUKE-1630-2	4829515	Cęgowy miernik pętli uziemienia oraz prądów upływu bez Fluke Connect	1576
FLUKE-1630-2 FC	4829532	Cęgowy miernik pętli uziemienia oraz prądów upływu z Fluke Connect	1576
Indoor Air Quality Tools			
971-TBELT	5003494	Miernik temperatury i wilgotności Fluke 971 z bezpłatnym pasem narzędziowym	266
FLUKE-922	2679822	Miernik przepływu powietrza	734
FLUKE-922/KIT	2679831	Zestaw miernika przepływu powietrza	855
FLUKE-971	2418208	Miernik temperatury i wilgotności	293
FLUKE-975VP	2631538	Sonda do pomiaru przepływu powietrza	516
FLUKE-985	4131397	Licznik cząstek	4820
FLUKE-CO-205	664714	Zasysacz czujnika tlenu węgla	206
FLUKE-CO-220	664711	Miernik tlenu węgla	611
PT12	2740212	Rurka Pitota, 12	134
RLD2	3387163	Latarka do wykrywania wycieków	61
Digital Thermometers			
8OPR-60	2148313	Sonda temperaturowa RTD (Fluke 66/68)	84
FL62MAX+/323/1AC	4296076	Zestaw z termometrem na podczerwień, miernikiem cęgowym i próbnikiem napięcia	273
FLUKE-116/62 MAX+	4296018	Zestaw Combo z multimetrem HVAC i termometrem na podczerwień firmy Fluke	334
FLUKE-51-2 50HZ	1281142	Termometr	344
FLUKE-52-2 50HZ	1281139	Termometr	435

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-53-2 B 50HZ	3821096	Termometr z jednym wejściem, 50 Hz	496
FLUKE-53-2 B 60HZ	3821062	Termometr z jednym wejściem, 60 Hz	496
FLUKE-54-2 B 50HZ	3821081	Termometr z dwoma wejściami, 50 Hz	608
FLUKE-54-2 B 60HZ	3821070	Termometr z dwoma wejściami, 60 Hz	608
FLUKE-561	2558118	Termometr wielofunkcyjny	160
FLUKE-566	2837799	Termometr wielofunkcyjny	446
FLUKE-568	2837806	Termometr wielofunkcyjny	557
FLUKE-568EX	4321662	Iskrobezpieczny termometr na podczerwień	1379
FLUKE-572-2	4328074	Termometr na podczerwień	659
FLUKE-62 MAX	4130474	Termometr na podczerwień	100
FLUKE-62 MAX +	4130488	Termometr na podczerwień	116
FLUKE-64 MAX	4856105	Wielofunkcyjny termometr na podczerwień o D:S równym 20:1	149
FLUKE-FP	2477945	Termometr na podczerwień FoodPro	129
FLUKE-FP EU	2644169	Termometr FoodPro	131
H6	2152040	Pokrowiec na termometr na podczerwień (Fluke 63/65/68/561)	37
T5-600/62MAX+/1ACE	4297126	Zestaw z testerem elektrycznym, termometrem na podczerwień i próbnikiem napięcia	275
Visual Thermometers			
FLK-VT04 GLOBAL	4366444	Graficzny termometr na podczerwień	604
FLK-VT04A GLOBAL	4485211	Graficzny termometr na podczerwień	542
FLK-VT04-BATTERY	4375741	Akumulator Li-Ion do przyrządu VT04	50
FLK-VT04-CHARGER	4375752	Dodatkowa ładowarka i zasilacz do przyrządu VT04	50
Industrial Imaging			
EDBC290	5077735	EDBC290, EXTERNAL DUAL BAY CHARGER W/ POWER ADAPTER & CONNECTORS	399
FLK-3.8MM/1M PROBE	4962690	Wideoskop Fluke 3,8 mm z sondą o długości 1 m	737
FLK-5.5MM/1M PROBE	4962713	Wideoskop Fluke 5,5 mm z sondą o długości 1 m i widokiem przednim oraz bocznym	532
FLK-8.5MM/1.2M PROBE	4962749	Wideoskop Fluke 8,5 mm z sondą o długości 1,2 m i widokiem przednim oraz bocznym	214
FLK-8.5MM/1M UVPROBE	4962751	Wideoskop Fluke 8,5 mm z sondą UV o długości 1 m i widokiem przednim oraz bocznym	737
FLK-8.5MM/3M PROBE	4962708	Wideoskop Fluke 8,5 mm z sondą o długości 3 m i widokiem przednim oraz bocznym	634
FLK-9MM/20M PROBE	4962760	Wideoskop Fluke 9 mm z sondą o długości 20 m na szpuli	2110
FLK-DS NECK STRAP	4962772	Pasek na szyję do przyrządów DS 7XX	50
FLK-DS701	4962652	Wideoskop diagnostyczny	1793
FLK-DS703 FC	4962665	Wideoskop diagnostyczny o wysokiej rozdzielczości z FC	2110
FLK-II900	5075603	Fluke ii900 akustyczna kamera przemysłowa	17499
FLK-II900 ARRAY CVRS	5075982	FLK-II900 ARRAY CVRS, REPL. ARRAY COVERS FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER,SET OF 2	69
FLK-II900 HAND STRAP	5075994	FLK-II900 HAND STRAP,REPL. HAND STRAP FLKII900 SONIC INDUSTRIAL IMAGER	29
FLK-II910	5233904	Precyzyjny przyrząd do obrazowania akustycznego ii910	20999
Thermal Imagers			
Handheld thermal cameras			
FLK-PTI120 9HZ	5074148	Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120; 120x90; 9HZ	769

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLK-TIS20+ 9HZ	5124518	Kamera termowizyjna Fluke TiS20+; 120x90; 9HZ	1299
FLK-TIS20+ MAX 9HZ	5206249	Kamera termowizyjna Fluke TiS20+MAX; 120x90; 9HZ	1499
High resolution thermal cameras			
FLK-TI300+ 60HZ	5127961	Kamera termowizyjna Fluke Ti300+ 60Hz	6499
FLK-TI300+ 9HZ	5127977	Kamera termowizyjna Fluke Ti300+ 9Hz	6499
FLK-TI401-PRO 60HZ	5085041	Kamera termowizyjna Fluke Ti401 PRO; 640x480; 60HZ	7999
FLK-TI401-PRO 9HZ	5085052	Kamera termowizyjna Fluke Ti401 PRO; 640x480; 9HZ	7999
FLK-TI480-PRO 60HZ	4947326	Kamera termowizyjna Fluke Ti480 PRO 60 Hz	10499
FLK-TI480-PRO 9HZ	4947332	Kamera termowizyjna Fluke Ti480 PRO 9 Hz	10499
FLK-TIS60+ 30HZ	5133399	Kamera termowizyjna Fluke TiS60+ (30 Hz)	3299
FLK-TIS60+ 9HZ	5133402	Kamera termowizyjna Fluke TiS60+ (9 Hz)	3299
FLK-TIX501 60HZ	5085119	Kamera termowizyjna Fluke TiX501; 640x480; 60HZ	11499
FLK-TIX501 9HZ	5085128	Kamera termowizyjna Fluke TiX501; 640x480; 9HZ	11499
FLK-TIX580 60HZ	4842073	Kamera termowizyjna 640x480, 60 Hz, SR	13999
FLK-TIX580 9HZ	4841945	Kamera termowizyjna 640x480, 9 Hz, SR	13999
High definition mounted thermal cameras			
FLK-0.75X-WIDE-LENS	4961174	Obiektyw szerokokątny do zdjęć w podczerwieni	1075
FLK-2X- LENS	4961163	Inteligentny teleobiektyw 2x do zdjęć w podczerwieni	2151
FLK-4X-LENS	4961188	Inteligentny teleobiektyw 4x do zdjęć w podczerwieni	4816
FLK-RSE300 60HZ	4944776	Kamera termowizyjna 320x240, 60 Hz	11259
FLK-RSE300 9HZ	4948166	Kamera termowizyjna 320x240, 9 Hz	11259
FLK-RSE600 60HZ	4944826	Kamera termowizyjna 640x480, 60 Hz	15999
FLK-RSE600 9HZ	4948175	Kamera termowizyjna 640x480, 9 Hz	15999
FLK-RSE-MB	4961344	Uchwyt mocujący do kamery termowizyjnej Fluke	132
FLK-RSE-ST	4973844	Stojak do mocowania kamery termowizyjnej	142
Gas detection thermal cameras			
FLK-TI450SF6 60HZ EU	4949701	Kamera termowizyjna z funkcją wykrywania wycieków gazu SF6	17499
Thermal Imagers Accessories (general)			
FLK-LENS/25MAC2	4607064	Obiektyw makro 25 mikronów do zdjęć w podczerwieni do kamer TiX560-TiX520	4468
FLK-LENS/4XTELE2	4607058	Teleobiektyw 4x do zdjęć w podczerwieni do kamer TiX560-TiX520-Ti400-Ti300-Ti200	6180
FLK-LENS/TELE2	4335350	Teleobiektyw do zdjęć w podczerwieni (Ti200/Ti300/Ti400)	1362
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Obiektyw szerokokątny do zdjęć w podczerwieni (Ti200/Ti300/Ti400)	1362
FLK-MACRO-LENS	4961195	Obiektyw makro do zdjęć w podczerwieni	3228
FLK-TI-BLUETOOTH	4603258	Słuchawki Bluetooth	81
FLK-TI-SBC3B	4354922	Ładowarka stołowa (Ti200/Ti300/Ti400)	183
FLK-TI-SBP3	3440365	Dodatkowy akumulator (Ti32/TiR32)	142
FLK-TI-TRIPOD2	3996517	Uchwyt do mocowania	101
FLK-TI-TRIPOD3	4335389	Uchwyt do statywu	101
FLK-TI-VISOR2	3996500	Ośłona przeciwsłoneczna	81
FLK-TI-VISOR3	4335377	Ośłona do kamery Termowizyjnej	81
FLK-TIX5X-LENS CAP	4550697	Ośłona na obiektyw	16
FLUKE-TIX5XX HAND	4574703	Regulowany pasek na dłoń	16
FLUKE-TIX5XX-HDMI	4615511	Kabel wideo HDMI	19
FLUKE-TIX5XX-NECK	4574715	Regulowany pasek na szyję	32
FLUKE-TIX5XX-SBP4	4597142	Dodatkowy akumulator inteligentny	132

Model	Article Nr.	Description	EUR
TI20-RBP	2577796	Akumulator (Ti20)	183
TI-CAR CHARGER	3039779	Ładowarka samochodowa Ti (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	132
TI-TRIPOD	3511872	Uchwyt do mocowania na statywie	112
Thermal Imagers IR-Windows			
FLK-050-CLKT	3460346	Okno podczerwieni z serii C, Kwik Twist 50 mm	173
FLK-075-CLKT	3460387	Okno podczerwieni z serii C, Kwik Twist 75 mm	235
FLK-100-CLKT	3460439	Okno podczerwieni z serii C, Kwik Twist 100 mm	317
FLUKE-CV200	4326955	Okienko termograficzne 50 mm, wersja z mechanizmem ręcznym	224
FLUKE-CV300	4326962	Okienko termograficzne 75 mm, wersja z mechanizmem ręcznym	306
FLUKE-CV301	4338164	Okienko termograficzne 75 mm, wersja z zamkiem zabezpieczającym	327
FLUKE-CV400	4326996	Okienko termograficzne 100 mm, wersja z mechanizmem ręcznym	429
FLUKE-CV401	4338173	Okienko termograficzne 100 mm, wersja z zamkiem zabezpieczającym	429
ScopeMeters			
Industrial ScopeMeter			
FLUKE-123B/EU	4755659	Skopometr do zastosowań przemysłowych 20 MHz, EU	1615
FLUKE-123B/EU/S	4755890	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 20 MHz, EU	2046
FLUKE-123B/INT	4755710	Skopometr do zastosowań przemysłowych 20 MHz, INT	1615
FLUKE-123B/INT/S	4755953	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 20 MHz, INT	2046
FLUKE-124B/EU	4755731	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, EU	1938
FLUKE-124B/EU/S	4755975	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, EU	2369
FLUKE-124B/INT	4755793	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, INT	1938
FLUKE-124B/INT/S	4756031	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, INT	2369
FLUKE-125B/EU	4755818	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, EU	2314
FLUKE-125B/EU/S	4756054	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, EU	2746
FLUKE-125B/INT	4755876	Skopometr do zastosowań przemysłowych 40 MHz, INT	2314
FLUKE-125B/INT/S	4756112	Skopometr do zastosowań przemysłowych + SCC 40 MHz, INT	2746
190 Series ScopeMeters			
FLUKE-190-062/EU	4025159	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 60 MHz)	2994
FLUKE-190-062/EU/S	4025230	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały), SCC	3416
FLUKE-190-062/UN	4025171	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 60 MHz)	2994
FLUKE-190-062/UN/S	4025248	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 60 MHz), SCC	3416
FLUKE-190-102/EU	4025318	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 100 MHz)	3683
FLUKE-190-102/EU/S	4025383	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 100MHz), SCC	4106
FLUKE-190-102/UN	4025329	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 100 MHz), SCC	3683
FLUKE-190-102/UN/S	4025390	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 100MHz), SCC	4106
FLUKE-190-104/EU	3894540	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 100 MHz) EU	4146
FLUKE-190-104/EU/S	3894617	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 100 MHz), EU, SCC	4569
FLUKE-190-104/UN	3894557	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 100 MHz), UNI	4146
FLUKE-190-104/UN/S	3894621	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 100 MHz), UNI, SCC	4569
FLUKE-190-202/EU	4025460	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 200 MHz)	4156
FLUKE-190-202/EU/S	4025554	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 200 MHz), SCC	4580
FLUKE-190-202/UN	4025472	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 200 MHz)	4156
FLUKE-190-202/UN/S	4025568	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 200 MHz), SCC	4580
FLUKE-190-204/EU	3894409	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 200 MHz)	4743
FLUKE-190-204/EU/S	3894475	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 200 MHz), SCC	5166
FLUKE-190-204/UN	3894411	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 200 MHz)	5166
FLUKE-190-204/UN/S	3894482	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 200 MHz), UNI, SCC	5166

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-190-502/EU	4025623	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 500 MHz)	5120
FLUKE-190-502/EU/S	4025692	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 500 MHz), Europa, SCC	5544
FLUKE-190-502/UN	4025638	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 500 MHz), UNI	5120
FLUKE-190-502/UN/S	4025704	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (2 kanały, 500 MHz), UNI, SCC	5544
FLUKE-190-504/EU	4419875	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 500 MHz)	5307
FLUKE-190-504/EU/S	4419941	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 500 MHz), Europa, SCC	5730
FLUKE-190-504/UN	4419929	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 500 MHz), UNI	5307
FLUKE-190-504/UN/S	4419990	Skopometr z kolorowym wyświetlaczem (4 kanały, 500 MHz), UNI, SCC	5730
Motor Drive Analyzers			
FLUKE-MDA-510	4984691	Analizator napędów silnikowych 510, 4-kanałowy, kolorowy	5875
FLUKE-MDA-550	4984706	Analizator napędów silnikowych 550, 4-kanałowy, kolorowy, wersja PRO	6781
SB-500	5011046	Zestaw wymiennych szczotek do przyrządów SVS-500 i MDA-500	271
SVS-500	5011031	Zestaw do pomiaru napięcia na wałach plus podstawa magnetyczna	361
ScopeMeter Accessories			
AC120	646163	Wytrzymałe zaciski krokodylkowe	50
AS400	3894880	Zestaw akcesoriów do sond VPS400	117
BB120	646171	Prześciówka banan-BNC	54
BB120-II	4744369	Zestaw 2 prześciówek banan-BNC	48
BHT190	3379374	Zestaw adapterów stykowych	381
BP120MH	2544081	Akumulator NiMH (seria 120/43B)	107
BP190	677390	Akumulator NiMH (do serii 190)	214
BP290	4025762	Akumulator o standardowej pojemności do przyrządów z serii 190 II	253
BP291	3894688	Akumulator, seria Fluke 190	355
C120	646189	Walizka (do serii 43B/120)	116
C120B	4744391	Torba na przyrządy z serii 120B	146
C125	646858	Miękki pokrowiec na miernik	54
C190	677401	Walizka (do serii 190)	273
C195	677408	Miękki pokrowiec	252
C290	3894803	Twarda walizka	227
CS20MA	677393	Bocznik prądowy 4-20 mA	105
EBC290	3894906	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	112
HC120	646668	Haczyki zaciskowe	62
HC120-II	4744357	Zestaw 2 haczyków zaciskowych	54
HC200	2086410	Zestaw haczyków zaciskowych	43
HH290	3894844	Haczyk do zawieszenia skopometru z serii 190 II	80
MA190	1567481	Zestaw akcesoriów do pomiarów sprzętu medycznego (seria 190)	481
OC4USB	2166266	Kabel szeregowy z adapterem USB	173
PM8907/807	624764	Ładowarka/zasilacz	129
PM9080/101	1641983	Kabel szeregowy (RS232)	287
PM9081/001	916093	Prześciówka: podwójny wtyk bananowy – żeńskie złącze BNC	55
PM9082/001	916163	Prześciówka: podwójny wtyk bananowy – męskie złącze BNC	55
PM9091/001	935598	Kable koncentryczne ze złączami BNC (1,5 m)	129
PM9092/001	935601	Kable koncentryczne ze złączami BNC (0,5 m)	112
PM9093/001	935593	Prześciówka: BNC męskie – BNC żeńskie	75
PM9096/201	651742	Sonda do pomiaru układów zapłonowych	358
RS120-III	4023947	Zapasowy zestaw akcesoriów do sond	117
RS400	3894867	Zapasowy zestaw sond VPS400	93

Model	Article Nr.	Description	EUR
RS500	4025886	Zapasy zestaw akcesoriów do sond VPS500	167
SCC 128	2100199	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 120)	768
SCC 198	2100208	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 190)	966
SCC120B	4744423	Zestaw akcesoriów do torby na przyrządy z serii 120B	538
SCC120E	646684	Oprogramowanie FlukeView + kabel USB + pokrowiec (do serii 120), wersja angielska	494
SCC190EFG	671826	Oprogramowanie FlukeView + kabel + pokrowiec (do serii 190), wersja angielska, francuska, niemiecka	692
SCC290	3894826	Oprogramowanie + twarda walizka do przyrządów z serii 190 II	422
SCC298	4138312	Samochodowy zestaw serwisowy do przyrządów Fluke z serii 190 II	1025
SP120B	4744414	Zabezpieczenie ekranu do przyrządów z serii 120B	48
STL120-III	4023901	Ekranowany przewód pomiarowy	205
STL120-IV	4744340	Zestaw ekranowanych przewodów pomiarowych CAT IV 600 V	172
STL90	201233	Zestaw samochodowych ekranowanych przewodów pomiarowych (seria 120/190)	268
SW90W	3894923	Oprogramowanie FlukeView	382
TAS90	614187	Zestaw akcesoriów samochodowych (do serii 120/190)	75
TRM50	4025864	Terminator BNC 50 omów z przejściem	201
UA120	4744384	Adapter złącza USB	48
VPS101	3086317	Zestaw sondy napięciowej 1:1, czarna, 30 MHz, 1,2 m	233
VPS210-G	3086247	Zestaw sondy napięciowej 10:1, szara, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS210-R	3086235	Zestaw sondy napięciowej 10:1, czerwona, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS212-G	3086286	Zestaw sondy napięciowej 10:1, szara, 200 MHz, 2,5 m	233
VPS212-R	3086273	Zestaw sondy napięciowej 10:1, czerwona, 200 MHz, 2,5 m	233
VPS220-G	3086300	Zestaw sondy napięciowej 100:1, szara, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS220-R	3086299	Zestaw sondy napięciowej 100:1, czerwona, 200 MHz, 1,2 m	233
VPS40-III	4023920	Sonda napięciowa	135
VPS41	4744378	Zestaw sondy napięciowej 40 MHz CAT IV 600 V	167
VPS410-II-B	4276937	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, niebieska	222
VPS410-II-G	4276943	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, szara	222
VPS410-II-R	4276928	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, czerwona	222
VPS410-II-V	4276955	Zestaw sondy napięciowej do zastosowań przemysłowych, 500 MHz 10:1, zielona	222
VPS420-V	4411583	Wzmocniona sonda wysokonapięciowa, zielono-czarna	259
VPS510-B	4025796	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, niebieska	222
VPS510-G	4025801	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, szara	222
VPS510-R	4025781	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, czerwona	222
VPS510-V	4025812	Zestaw sondy napięciowej 500 MHz 10:1, zielona	222
Power Quality Tools			
1742-6/UPGRADE	4920964	Aktualizacja przyrządu z 1742 do 1746	1836
1742-8/UPGRADE	4920973	Aktualizacja przyrządu z 1742 do 1748	3395
1746-8/UPGRADE	4920986	Aktualizacja przyrządu z 1746 do 1748	1836
C1740	4116762	Miękki pokrowiec do analizatorów jakości zasilania 174X i 43X-II	222
C437-II	4116743	Walizka z kółkami na przyrządy z serii 430 II	534

Model	Article Nr.	Description	EUR
EPE-TRAINING-E/EMEA	4792349	Zestaw szkoleniowy na temat jakości energii elektrycznej (w j. angielskim)	204
FLUKE-1732/B	4706566	Rejestrator energii, wersja podstawowa	2304
FLUKE-1732/EUS	4706548	Rejestrator energii, wersja UE/USA	2569
FLUKE-1732/INTL	4706553	Rejestrator energii, wersja międzynarodowa	2569
FLUKE-1732/UPGRADE	4920958	Zestaw do aktualizacji przyrządu 1732 do 1734	256
FLUKE-1734/B	4706582	Rejestrator energii, wersja zaawansowana bez elastycznych sond	2619
FLUKE-1734/EUS	4706594	Rejestrator energii, wersja zaawansowana UE/USA	2879
FLUKE-1734/INTL	4706608	Rejestrator energii, wersja zaawansowana, międzynarodowa	2879
FLUKE-1736/B	4563561	Trójfazowy rejestrator energii, wersja podstawowa	3989
FLUKE-1736/EUS	4534519	Trójfazowy rejestrator energii, wersja EU/US	3999
FLUKE-1736/EUS-GOLD	4891678	Trójfazowe rejestratory jakości zasilania Fluke 1736 -Gold Edition	3379
FLUKE-1736/INTL	4563550	Trójfazowy rejestrator energii, wersja międzynarodowa	3999
FLUKE-1738 FTP KIT	5225035	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana międzynarodowa + Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami do pomiarów jakości zasilania	2559
FLUKE-1738/B	4588378	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana, bez elastycznych sond	4109
FLUKE-1738/EUS	4563577	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana EU/US bez elastycznych sond	4619
FLUKE-1738/INTL	4588384	Trójfazowy rejestrator energii, wersja zaawansowana międzynarodowa	4619
FLUKE-1742/15/EUS	4920613	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja EUS	3753
FLUKE-1742/15/INTL	4920672	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja międzynarodowa	3753
FLUKE-1742/30/EUS	4920651	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja EUS	3753
FLUKE-1742/30/INTL	4920685	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja międzynarodowa	3753
FLUKE-1742/B/EUS	4920660	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja EUS	3432
FLUKE-1742/B/INTL	4920697	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja międzynarodowa	3432
FLUKE-1746/15/EUS	4920703	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja EUS	5155
FLUKE-1746/15/INTL	4920732	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja międzynarodowa	5155
FLUKE-1746/30/EUS	4920715	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja EUS	5155
FLUKE-1746/30/INTL	4920744	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja międzynarodowa	5155
FLUKE-1746/B/EUS	4920726	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja EUS	4827
FLUKE-1746/B/INTL	4920759	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja międzynarodowa	4827
FLUKE-1748/15/EUS	4920767	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja EUS	6456
FLUKE-1748/15/INTL	4920798	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 1500 A 60 cm, wersja międzynarodowa	6456
FLUKE-1748/30/EUS	4920771	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja EUS	6456
FLUKE-1748/30/INTL	4920800	Rejestrator jakości zasilania z elastycznymi sondami iFlex 3000 A 60 cm, wersja międzynarodowa	6456

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-1748/B/EUS	4920780	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja EUS	6149
FLUKE-1748/B/INTL	4920817	Rejestrator jakości zasilania bez sond iFlex, wersja międzynarodowa	6149
FLUKE-1760 BASIC	2630732	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	12475
FLUKE-1760 INTL	2630744	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	14455
FLUKE-1760 TR INTL	2637634	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	19073
FLUKE-1760TR BASIC	2637629	Rejestrator jakości zasilania (trójfazowy), Topas	17096
FLUKE-345	2584181	Cęgowy miernik jakości zasilania	1697
FLUKE-430-II/MA	4779032	Zestaw aktualizacji oprogramowania do analizatorów silników 430-II	2185
FLUKE-434-II	4116638	Analizator jakości zasilania i energii	5047
FLUKE-434-II/BASIC	4116650	Analizator jakości zasilania i energii (bez cęgów)	4369
FLUKE-434-II/INTL	4778918	Analizator jakości zasilania i energii, wersja międzynarodowa	5047
FLUKE-435-II	4116661	Analizator jakości zasilania i energii	6488
FLUKE-435-II/BASIC	4116689	Zaawansowany analizator jakości zasilania i energii (bez cęgów)	5837
FLUKE-435-II/INTL	4778929	Analizator jakości zasilania i energii, wersja międzynarodowa	6488
FLUKE-437-II	4116692	Analizator jakości zasilania i energii	8559
FLUKE-437-II/BASIC	4116719	Analizator jakości zasilania i energii 400 Hz (bez cęgów)	7917
FLUKE-437-II/INTL	4778934	Analizator jakości zasilania i energii, wersja międzynarodowa	8559
FLUKE-438-II	4778976	Analizator jakości zasilania i silników	7649
FLUKE-438-II/BASIC	4778990	Analizator jakości zasilania i silników, bez cęgów i karty SD Wi-Fi FC	6988
FLUKE-438-II/INTL	4779015	Analizator jakości zasilania i silników, bez karty SD Wi-Fi FC	7649
FLUKE-VR1710	3030923	Jednofazowy rejestrator jakości napięcia	921
Power Quality Tools Accessories			
3140R	2650136	Zaciskowy przekładnik prądowy 2 A-400 A (Fluke 1750)	422
3210-PR-TF-II	4531769	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 1000 A 61 cm (do przyrządów 1750)	656
3310-PR-TF-II	4531778	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 5000 A 61 cm (do przyrządów 1750)	875
3312-PR-TF-II	4531784	Elastyczne cienki cęgi prądowe 5000 A 122 cm (do przyrządów 1750)	1077
3PHVL-17XX	5014802	3PHVL-17XX,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N	91
3PHVL-17XX-5M	5014816	3PHVL-17XX-5M,CABLE ASSEMBLY, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N 5M	127
BC430/830	4821069	Impulsowy zasilacz sieciowy (seria 120B / seria 430)	150
BE345	2839604	Zasilacz sieciowy (Fluke 345)	162
BP1730-BATTERY	4389436	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2500 mAh (1730)	41
C17XX	4637381	Pokrowiec	122
CS1750/1760	2673962	Miękki pokrowiec (Fluke 1750/1760)	269
DEMO PQ CASE	4483703	Walizka demonstracyjna do badania jakości zasilania	2049
FLK-174X_3541-HANGER	4890129	Zestaw do zawieszania przyrządów	65
FLUKE MA-C8	4945842	Adapter sieciowy do Fluke-174X	22
FLUKE-1730-CABLE	4395217	Kabel z wejściem AUX (1730)	30
FLUKE-1730-HANGER	4358028	Zestaw wieszaka (1730)	59
FLUKE-174X GPS-REC	4921133	Antena odbiorcza GPS	349
FLUKE-174X-8066	4921140	Zestaw do oznaczania przewodów 0-5 mm	54
FLUKE-1750/CASE	2650124	Twardy futerał (Fluke 1750)	579
FLUKE-1750/SEAT-L	2673937	Oprogramowanie Fluke Power Analyze – dodatkowa licencja na UŻYTKOWNIKA	1146
FLUKE-1750/SITE-L	2673928	Oprogramowanie Fluke Power Analyze – dodatkowa licencja na OKALIZACJĘ	5732
FLUKE-17XX AUX	4717827	Adapter wejściowy AUX, 173X	141
FLUKE-17XX-TL	5016873	FLUKE-17XX-TL,TEST LEAD SET; 1000V CAT III, NONSTACK/STACK 0.18M	36

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-17XX-TL 2M	5020006	FLUKE-17XX-TL 2M,BLUE, NON-STACKABLE PLUG AND 2X ALLIGATOR CLIPS	27
FLUKE-PQ400	4920947	Przepust pomiarowy Fluke z 4 przewodami męsko-męskimi o długości 2 m	1735
FLUKE-PQ400/B	5075807	Podstawowy przepust pomiarowy bez akcesoriów	1370
FLUKE-PQ-MARKER	5046009	Zestaw znaczników do kabli 3P+N+PE	9
FS17X5-TF-II	4531791	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych 3000 A do przyrządów Fluke 1735 i 1745	1688
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych 3000 A IP65 do przyrządów Fluke 1743/4	1977
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych FS 3000 A/6000 A 91 cm	425
FS3KA/6KA-TF-4-II	4531828	Zestaw elastycznych 4-fazowych cienkich cęgów prądowych FS 3000 A/6000 A 91 cm	1642
F*TP17XXPQ	4954311	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami do trójfazowych pomiarów jakości zasilania przyrządem AC285, czerwona/czarna	164
GPS430-II	4693803	Moduł synchronizacji GPS (do przyrządów z serii 430-II)	1650
GPS-TIME SYNC	2539223	Moduł synchronizacji czasu GPS (Fluke 1760)	450
I17XX-BNC-M2F	5076304	Przewód 4 styki męskie – żeńskie złącze BNC, 0,1 m (1 szt.)	91
I17XX-BNC-M2M	5076297	Przewód 4 styki męskie – męskie złącze BNC, 2 m (1 szt.)	91
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	Elastyczna sonda iFlexi IP65 1,5 kA, 60 cm	227
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Elastyczna sonda iFlexi IP65 1,5 kA, 60 cm, 3 szt.	542
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Elastyczna sonda iFlexi IP65 1,5 kA, 60 cm, 4 szt.	724
I17XX-FLEX1500	4637328	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 1500 A, 30 cm	173
I17XX-FLEX1500/3PK	4637337	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 1500 A, 30 cm, 3 szt.	503
I17XX-FLEX1500/4PK	4637411	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 1500 A, 30 cm, 4 szt.	656
I17XX-FLEX2M-M2M1P	5076285	Przewód męsko-męski iFlex®, 2 m (1 szt.)	137
I17XX-FLEX2M-M2M4P	5076272	Przewód męsko-męski iFlex®, 2 m (4 szt.)	526
I17XX-FLEX3000	4637343	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 3000 A, 61 cm	186
I17XX-FLEX3000/3PK	4637355	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 3000 A, 61 cm, 3 szt.	535
I17XX-FLEX3000/4PK	4637427	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 3000 A, 61 cm, 4 szt.	700
I17XX-FLEX3KIP	4921032	Elastyczna sonda iFlexi IP65 3 kA, 60 cm	227
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Elastyczna sonda iFlexi IP65 3 kA, 60 cm, 3 szt.	542
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Elastyczna sonda iFlexi IP65 3 kA, 60 cm, 4 szt.	724
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Przedłużacz sond iFlexi, 5 m	136
I17XX-FLEX6000	4637362	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 6000 A, 91 cm	197
I17XX-FLEX6000/3PK	4637370	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 6000 A, 91 cm, 3 szt.	569
I17XX-FLEX6000/4PK	4637430	Elastyczne cęgi prądowe FLUKE-17xx 6000 A, 91 cm, 4 szt.	744
I17XX-FLEX6KIP	4921071	Elastyczna sonda iFlexi IP65 6 kA, 90 cm	271
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Elastyczna sonda iFlexi 6 kA, 90 cm, 3 szt.	632
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Elastyczna sonda iFlexi 6 kA, 90 cm, 4 szt.	813
I1A/10A CLAMP PQ1	3345753	Zestaw miniaturowych jednofazowych cęgów prądowych	493
I1A/10A CLAMP PQ3	3024413	Zestaw miniaturowych trójfazowych cęgów prądowych	605
I1A/10A CLAMP PQ4	3024424	Zestaw miniaturowych czterofazowych cęgów prądowych	800
I20/200A CLAMP PQ3	3024451	Zestaw miniaturowych trójfazowych cęgów prądowych	605
I20/200A CLAMP PQ4	3024460	Zestaw miniaturowych czterofazowych cęgów prądowych	800
I40S-EL3X	4637396	Cęgowy przekładnik prądowy FLUKE-17xx i40s-EL	223
I40S-EL3X/3PK	4637409	Cęgowy przekładnik prądowy FLUKE-17xx i40s-EL, 3 szt.	623
I430-FLEXI-TF-II	4531725	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 6000 A 61 cm (do przyrządów 430)	434

Model	Article Nr.	Description	EUR
I430-FLEXI-TFII-4P	4531733	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 6000 A 61 cm (do przyrządów 430) - 4 szt.	1320
I430-FLX-TFII-12	4621205	Elastyczna cęgi prądowe AC 6000 A, 30 cm	445
I430-FLX-TFII-48	4621231	Elastyczna cęgi prądowe AC 6000 A, 122 cm	557
I5A/50A CLAMP PQ1	3345766	Zestaw miniaturowych jednofazowych cęgów prądowych 5 A/50 A	493
I5A/50A CLAMP PQ3	3024436	Zestaw miniaturowych trójfazowych cęgów prądowych	605
I5A/50A CLAMP PQ4	3024449	Zestaw miniaturowych czterofazowych cęgów prądowych	800
I5S	2508467	Cęgi prądowe AC (5 A)	593
I5SPQ3	2457508	Cęgi prądowe AC (5 A), 3 sztuki	1424
I5S-PR	3949761	Cęgi prądowe 5 A 1750	338
IEEE519/REPORT	4589748	Licencja na oprogramowanie do tworzenia raportów IEEE519	546
IP65 ADAPTER SET	4946241	Złączka IP65	227
MBX USB-RS232	2539565	EPO328Z, Konwerter USB na RS232	62
MP1-3R/1B	4944790	3 czerwone i 1 czarna sonda magnetyczna do 4 mm wtyków bananowych	97
MP1-MAGNET PROBE 1	4589220	Sondy z wtykiem bananowym 4 mm z mocowaniem magnetycznym, 4 sztuki	97
TLS430	2157713	Zestaw przewodów pomiarowych i zacisków krokodylkowych (4 czarne, 1 zielony) – seria 430	142
TPS CLAMP 10A/1A	2540445	Zaciskowy przekładnik prądowy 10 A / 1 A (Fluke 1760)	461
TPS CLAMP 200/20	2540450	Zaciskowy przekładnik prądowy 200 A / 20 A (Fluke 1760)	461
TPS CLAMP 50A/5A	2540461	Zaciskowy przekładnik prądowy 50 A / 5 A (Fluke 1760)	461
TPS FLEX 18-TF-II	4531837	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 100/500 A 45 cm	481
TPS FLEX 24-TF-II	4531843	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 200/1000 A 61 cm	481
TPS FLEX 36-TF-II	4531855	Elastyczne cienkie cęgi prądowe 3000/6000 A 91 cm	943
TPS NULLMODEM CABL	2540511	A550500510, Kabel skrosowany RS232, 3M	50
TPS SHUNT 1A	2540548	A680501054, Bocznik 1 A AC/DC	410
TPS SHUNT 20mA	2540553	Bocznik 20 mA AC/DC (Fluke 1760)	410
TPS VOLTPROBE 100V	2540624	Sonda napięciowa 100V (Fluke 1760)	359
TPS VOLTPROBE 10V	2540636	Sonda napięciowa 10V (Fluke 1760)	359
TPS VOLTPROBE 1KV	2540649	Sonda napięciowa 1000V (Fluke 1760)	615
TPS VOLTPROBE 400V	2540660	Sonda napięciowa 400V (Fluke 1760)	359
TPS VOLTPROBE 600V	2540697	Sonda napięciowa 600V (Fluke 1760)	359
TPS/MBX DOLPH RED	2540744	EPO326Z, duży zacisk krokodylkowy, czerwony	41
VL1735/45	3276205	Czterokanałowy zestaw sond napięciowych z wtykami bananowymi do Fluke-1735/45	257
Vibration Testers			
810PA	3986002	Zasilacz z międzynarodowym kompletem wtyczek sieciowych	89
810QDC	3530837	Kabel z szybkozłączką	158
810S	3530828	Czujnik	1519
810SMM	3530862	Podstawa magnetyczna czujnika	223
810SMP	3530855	Podstawki do montażu czujników (10 szt.)	31
FLUKE-805	4094385	Wibrometr	1911
FLUKE-805 FC	4489229	Wibrometr z Fluke Connect	1911
FLUKE-805 FC/805 ES	4918373	Zestaw: wibrometr Fluke 805FC + zewnętrzny czujnik wibracji Fluke 805ES	2709
FLUKE-805/805 ES	4918364	Vibration tester package	2709
FLUKE-805/ES	4636786	Zewnętrzny czujnik wibracji	1114
FLUKE-810	3542635	Wibrometr	9966
FLUKE-820-2	4550041	Stroboskop LED	976

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-830	4454396	Przyrząd do osiowania laserowego	7453
FLUKE-830/MAGNET	4528249	Uchwyt magnetyczny	884
FLUKE-830/SHIMS	4551330	Podkładki do osiowania laserowego	878
SBP810	3530843	Inteligentny akumulator	283
Process Calibrators			
700 Series Process Calibrators			
FLK-729 150G	4856983	Automatyczny kalibrator ciśnienia (10 barów)	8825
FLK-729 150G FC	4856894	Automatyczny kalibrator ciśnienia z FC (10 barów)	8825
FLK-729 300G	4856976	Automatyczny kalibrator ciśnienia (20 barów)	8825
FLK-729 300G FC	4856882	Automatyczny kalibrator ciśnienia z FC (20 barów)	8825
FLK-729 30G	4856990	Automatyczny kalibrator ciśnienia (2 bary)	8825
FLK-729 30G FC	4856907	Automatyczny kalibrator ciśnienia z FC (2 bary)	8825
FLK-789/IR3000FC	4604605	Miernik procesowy z konektorem FC	1238
FLK-789FC-MA/KIT	4722828	Zestaw: Fluke 789, IR3000FC, A3004FC	1849
FLUKE-154 INTL	4805625	Asystent Kalibracji HART	3980
FLUKE-705	665091	Kalibrator pętli	801
FLUKE-707	1617262	Kalibrator pętli	921
FLUKE-707EX	2032187	Iskrobezpieczny kalibrator pętli	1295
FLUKE-709	4234350	Precyzyjny kalibrator pętli	935
FLUKE-709H	4234361	Precyzyjny kalibrator pętli HART	1471
FLUKE-710	4991049	Kalibrator pętli prądowych Fluke-710 do testowania zaworów z obsługą protokołu HART	2269
FLUKE-712B/EN	4387857	Kalibrator rezystancyjnych czujników temperatury (RTD)	1188
FLUKE-714B/EN	4387869	Kalibrator termopar (TC)	1188
FLUKE-715	620101	Kalibrator napięcia/natężenia	1336
FLUKE-717 30G	662897	Kalibrator ciśnienia (2 bary)	1573
FLUKE-717 10000G	4058813	Kalibrator ciśnienia (690 barów)	1681
FLUKE-717 1000G	2547194	Kalibrator ciśnienia (69 barów)	1517
FLUKE-717 100G	1630430	Kalibrator ciśnienia (7 barów)	1517
FLUKE-717 1500G	2547203	Kalibrator ciśnienia (103,4 bara)	1681
FLUKE-717 15G	4058808	Kalibrator ciśnienia (1 bar)	1517
FLUKE-717 1G	2547166	Kalibrator ciśnienia (68,9 milibara)	1517
FLUKE-717 3000G	2547215	Kalibrator ciśnienia (207 barów)	1681
FLUKE-717 300G	2547175	Kalibrator ciśnienia (20 barów)	1517
FLUKE-717 5000G	2547232	Kalibrator ciśnienia (345 barów)	1681
FLUKE-717 500G	2547182	Kalibrator ciśnienia (34,7 bara)	1517
FLUKE-718 100US	665080	Kalibrator ciśnienia (7 barów)	2856
FLUKE-718 30US	665075	Kalibrator ciśnienia (2 bary)	2856
FLUKE-718 1G	2547148	Kalibrator ciśnienia (68,9 milibara)	2907
FLUKE-718 300G	2547153	Kalibrator ciśnienia (20 barów)	2907
FLUKE-718EX 100	2096322	Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia (7 barów)	3673
FLUKE-718EX 30	2096310	Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia (2 bary)	3673
FLUKE-718EX 300	3023328	Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia (20 barów)	3673
FLUKE-719 100G	3315344	Elektryczny kalibrator ciśnienia (7 barów)	3701
FLUKE-719 30G	3315332	Elektryczny kalibrator ciśnienia (2 bary)	3701
FLUKE-719PRO-150G	4353229	Elektryczny kalibrator ciśnienia, 10 barów	3388
FLUKE-719PRO-300G	4353234	Elektryczny kalibrator ciśnienia, 20 barów	3388

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-719PRO-30G	4353218	Elektryczny kalibrator ciśnienia, 2 bary	3388
FLUKE-720URTD	4382695	Uniwersalny adapter RTD do przyrządów 721, 721Ex i 719PRO	194
FLUKE-721-1601	4353241	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 6,9 bara	2157
FLUKE-721-1603	4353283	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 20 barów	2157
FLUKE-721-1605	4353327	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 34 bary	2157
FLUKE-721-1610	4353366	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 69 barów	2157
FLUKE-721-1615	4353401	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 103 bary	2157
FLUKE-721-1630	4353447	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 200 barów	2157
FLUKE-721-1650	4353486	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 1,1 bara, 345 barów	2157
FLUKE-721-3601	4353252	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 6,9 bara	2157
FLUKE-721-3603	4353290	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 20 barów	2157
FLUKE-721-3605	4353330	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 34 bary	2157
FLUKE-721-3610	4353375	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 69 barów	2157
FLUKE-721-3615	4353412	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 103 bary	2157
FLUKE-721-3630	4353458	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 200 barów	2157
FLUKE-721-3650	4353499	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 2,48 bara, 345 barów	2157
FLUKE-721EX-1601	4353265	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 100 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1603	4353309	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 300 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1605	4353348	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1610	4353382	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 1000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1615	4353420	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 1500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1630	4353464	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 3000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-1650	4353506	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 16, 5000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3601	4353276	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 100 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3603	4353311	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 300 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3605	4353353	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3610	4353394	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 1000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3615	4353435	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 1500 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3630	4353473	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 3000 PSIG	2786
FLUKE-721EX-3650	4353514	Kalibrator ciśnienia z dwoma czujnikami, 36, 5000 PSIG	2786
FLUKE-724/APAC/EMEA	5131125	Kalibrator temperatury	2437
FLUKE-725/APAC/EMEA	5131140	Wielofunkcyjny kalibrator procesowy	3403
FLUKE-726/APAC/EMEA	5131133	Precyzyjny wielofunkcyjny kalibrator procesowy	3987
FLUKE-729/750SW BU	4972518	Fluke-729 300G FC z oprogramowaniem	10254
FLUKE-753 EU	4411027	Dokumentujący kalibrator procesów	5751
FLUKE-754 EU	4400387	Dokumentujący kalibrator procesowy	7248
FLUKE-771	2646347	Cęgowy miliamperomierz procesowy	646
FLUKE-772	3362352	Cęgowy miliamperomierz procesowy	923
FLUKE-773	3362365	Cęgowy miliamperomierz procesowy	1180
FLUKE-787B	4777186	Miernik procesowy	1078
FLUKE-789/E	3977194	Miernik procesowy	1212
Pressure Modules			
700G/TRACK	4123225	Oprogramowanie do rejestracji danych i kabel USB	482
FLUKE-700G01	4353523	Manometr, od -25,2 cm do 25,2 cm słupa wody (27 milibarów)	821
FLUKE-700G02	4353538	Manometr, od -75,6 cm do 75,6 cm słupa wody (69 milibarów)	821
FLUKE-700G04	4096972	Manometr, +/- 1 bar	821
FLUKE-700G05	4097514	Manometr, 2 bary	821

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-700G06	4097538	Manometr, 6,9 bara	821
FLUKE-700G07	4097561	Manometr, 34 bary	821
FLUKE-700G08	4097592	Manometr, 69 barów	821
FLUKE-700G10	4353654	Manometr, 140 barów	821
FLUKE-700G27	4097545	Manometr, 20 barów	821
FLUKE-700G29	4097605	Manometr, 200 barów	821
FLUKE-700G30	4097610	Manometr, 345 barów	821
FLUKE-700G31	4097622	Manometr, 690 barów	821
FLUKE-700GA27	4353577	Manometr bezwzględny, 20 barów	821
FLUKE-700GA4	4353545	Manometr bezwzględny, 1 bar	821
FLUKE-700GA5	4353550	Manometr bezwzględny, 2 bary	821
FLUKE-700GA6	4353561	Manometr bezwzględny, 6,9 bara	821
FLUKE-700HTPK	4124358	Zestaw do testów hydraulicznych, od 0 do 690 barów	1248
FLUKE-700HTPK2	4623314	Zestaw pompy do testów hydraulicznych premium	1581
FLUKE-700M20TH	4623338	Wąż ciśnieniowy M20 premium	581
FLUKE-700MTH	4623345	Metryczny wąż ciśnieniowy premium	581
FLUKE-700PCK	100062	Zestaw do kalibracji modułów ciśnieniowych	1450
FLUKE-700PTPK	4124364	Zestaw do testów pneumatycznych, od 0 do 41 barów	667
FLUKE-700PTPK2	4623306	Zestaw pompy do testów pneumatycznych premium	1460
FLUKE-700RG05	4353589	Manometr precyzyjny, 2 bary	908
FLUKE-700RG06	4353592	Manometr precyzyjny, 6,9 bara	908
FLUKE-700RG07	4353605	Manometr precyzyjny, 34 bary	908
FLUKE-700RG08	4353610	Manometr precyzyjny, 69 barów	908
FLUKE-700RG29	4353622	Manometr precyzyjny, 200 barów	908
FLUKE-700RG30	4353631	Manometr precyzyjny, 345 barów	908
FLUKE-700RG31	4353646	Manometr precyzyjny, 690 barów	908
FLUKE-700TTH10K	4636393	Wąż ciśnieniowy premium do przyłączenia przetwornika, 10k	691
FLUKE-700TTH5K	4623323	Wąż ciśnieniowy do przyłączenia przetwornika premium	581
FLUKE-750P00	4352270	Moduł ciśnieniowy (0 – 2,5 milibara)	1741
FLUKE-750P01	4352281	Moduł ciśnieniowy (0 – 25 milibarów)	1361
FLUKE-750P01EX	4558658	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 25 milibarów)	2534
FLUKE-750P02	4352750	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 milibarów)	1361
FLUKE-750P03	4352738	Moduł ciśnieniowy (0 – 350 milibarów)	1361
FLUKE-750P04	4352313	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1361
FLUKE-750P05	4352336	Moduł ciśnieniowy (0 – 2 bary)	1361
FLUKE-750P05EX	4558664	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 2 bary)	2592
FLUKE-750P06	4352349	Moduł ciśnieniowy (0 – 7 barów)	1361
FLUKE-750P06EX	4558673	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 7 barów)	2592
FLUKE-750P07	4352360	Moduł ciśnieniowy (0 – 35 barów)	1361
FLUKE-750P08	4352372	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 barów)	1361
FLUKE-750P09	4352385	Moduł ciśnieniowy (0 – 100 barów)	1361
FLUKE-750P09EX	4558725	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 100 barów)	2592
FLUKE-750P2000	4352397	Moduł ciśnieniowy (0 – 140 barów)	1361
FLUKE-750P22	4352296	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 milibarów)	1361
FLUKE-750P23	4352308	Moduł ciśnieniowy (0 – 350 milibarów)	1361
FLUKE-750P24	4352324	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1361
FLUKE-750P24EX	4558686	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 1 bar)	2592

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-750P27	4352351	Moduł ciśnieniowy (0 – 20 barów)	1361
FLUKE-750P27EX	4558699	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 20 barów)	2592
FLUKE-750P29	4352403	Moduł ciśnieniowy (0 – 200 barów)	2157
FLUKE-750P29EX	4558702	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 200 barów)	4329
FLUKE-750P30	4352415	Moduł ciśnieniowy (0 – 340 barów)	2157
FLUKE-750P31	4352426	Moduł ciśnieniowy (0 – 700 barów)	2157
FLUKE-750PA27	4352471	Moduł ciśnieniowy (0 – 20 barów)	1566
FLUKE-750PA3	4352432	Moduł ciśnieniowy (0 – 350 milibarów)	1566
FLUKE-750PA4	4352444	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1566
FLUKE-750PA4EX	4558716	Moduł ciśnieniowy Ex (0 – 1 bar)	2745
FLUKE-750PA5	4352459	Moduł ciśnieniowy (0 – 2 bary)	1566
FLUKE-750PA6	4352467	Moduł ciśnieniowy (0 – 7 barów)	1566
FLUKE-750PA7	4352480	Moduł ciśnieniowy (0 – 35 barów)	1566
FLUKE-750PA8	4352498	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 barów)	1566
FLUKE-750PA9	4352500	Moduł ciśnieniowy (0 – 100 barów)	1566
FLUKE-750PD10	4352556	Moduł podciśnieniowy (-700 – 700 milibarów)	1566
FLUKE-750PD2	4352539	Moduł podciśnieniowy (-70 – 70 milibarów)	1566
FLUKE-750PD27	4352616	Moduł podciśnieniowy (-1 – 20 barów)	1566
FLUKE-750PD3	4352542	Moduł podciśnieniowy (-350 – 350 milibarów)	1566
FLUKE-750PD4	4352563	Moduł podciśnieniowy (-1 – 1 bar)	1566
FLUKE-750PD5	4352574	Moduł podciśnieniowy (-1 – 2 bary)	1566
FLUKE-750PD50	4352588	Moduł podciśnieniowy (-1 – 3,5 bara)	1566
FLUKE-750PD6	4352595	Moduł podciśnieniowy (-1 – 7 barów)	1566
FLUKE-750PD7	4352602	Moduł podciśnieniowy (-1 – 14 barów)	1566
FLUKE-750PV3	4352517	Moduł podciśnieniowy (-350 milibarów)	1566
FLUKE-750PV4	4352521	Moduł podciśnieniowy (-1 bar)	1566
FLUKE-750R04	4352625	Moduł ciśnieniowy (0 – 1 bar)	1566
FLUKE-750R06	4352633	Moduł ciśnieniowy (0 – 7 barów)	1566
FLUKE-750R07	4352657	Moduł ciśnieniowy (0 – 35 barów)	1566
FLUKE-750R08	4352669	Moduł ciśnieniowy (0 – 70 barów)	1566
FLUKE-750R27	4352640	Moduł ciśnieniowy (0 – 20 barów)	1566
FLUKE-750R29	4352678	Moduł ciśnieniowy (0 – 200 barów)	2273
FLUKE-750R30	4352684	Moduł ciśnieniowy (0 – 340 barów)	2273
FLUKE-750R31	4352691	Moduł ciśnieniowy (0 – 700 barów)	2273
FLUKE-750RD27	4352723	Moduł podciśnieniowy (-0,8 – 20 barów)	1715
FLUKE-750RD5	4352706	Moduł podciśnieniowy (-1 – 2 bary)	1715
FLUKE-750RD6	4352714	Moduł podciśnieniowy (-1 – 7 barów)	1715
Process Calibrator Accessories			
709H/TRACK	4281225	Oprogramowanie do rejestracji danych i kabel	469
754HCC	3829410	Kabel HART do przyrządu Fluke 754	93
BC7217 INTL	668217	Ładowarka akumulatorów	332
BC-7240	4022655	Ładowarka akumulatorów (753/754)	61
BP7235	668225	Akumulator NiMH	272
BP7240	4022220	Zapasowy akumulator 753/754	185
C700	606928	Walizka (do serii 700)	369
C789	946694	Miękki pokrowiec na miernik	216
FLUKE-700HTH-1	2811795	Hydrauliczny wąż ciśnieniowy	969

Model	Article Nr.	Description	EUR
FLUKE-700HTP-2	4096855	Pompa do prób hydraulicznych, 690 barów	1189
FLUKE-700ILF	1566730	Filtr liniowy	113
FLUKE-700-IV	202561	Bocznik pomiarowy	512
FLUKE-700LTP-1	2811763	Pompa do prób niskociśnieniowych	1034
FLUKE-700PMP	617131	Pompka ciśnieniowa (10 barów)	723
FLUKE-700PRV-1	2811808	Zawór nadmiarowy ciśnieniowy do pompy 700HTP	1166
FLUKE-700PTP-1	2811774	Pompa do prób pneumatycznych	931
FLUKE-700SC	667425	Kabel szeregowy (Fluke 725/725Ex/726)	250
FLUKE-700TC1	620119	Zestaw złączek do termopar (10 rodzajów)	149
FLUKE-700TC2	620127	Zestaw złączek do termopar (5 rodzajów)	122
FLUKE-700TLK	3829398	Zestaw procesowych przewodów pomiarowych	149
FLUKE-71X	3345825	Zestaw węża	110
FLUKE-71X-TRAP	4380747	Filtr przeciwpłyłowy do przyrządów Fluke 718 i 719 PRO	380
FLUKE-720RTD	4366669	Sonda RTD do modeli 721, 721Ex i 719PRO	287
FLUKE-720URTD	4382695	Uniwersalny adapter RTD do przyrządów 721, 721Ex i 719PRO	194
FLUKE-750SW	4090343	Oprogramowanie DPC/TRACK2	3635
FVF-BASIC	2396957	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	173
FVF-SC2	1576734	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel IR USB (serie 180 oraz 1653, 789, 1550B)	284
HART DRYWELL CABLE	2111088	Zestaw kablowy HART do pieca kalibracyjnego	176
IR189USB	2428108	Kabel USB-IR (seria 280/180 oraz 1653, 789, 1550B)	55
General Accessories			
Test Leads, Probes and Clips			
80K-15	618113	Sonda wysokonapięciowa	324
AC175	4101772	Zestaw zacisków krokodylkowych	32
AC220	1610103	Zestaw zacisków krokodylkowych SureGrip	51
AC280	1610115	Zestaw haczyków zaciskowych SureGrip	41
AC283A	5130530	Zestaw szczypiec zaciskowych SureGrip	45
AC285	1610159	Zestaw zacisków krokodylkowych SureGrip	26
AC285-FTP	4073928	Zestaw zacisków krokodylkowych i przejściówek (FTP-1, FTPL-1)	30
AC288	4617784	Sonda SureGrip™ do łączówek	41
AC87	1278079	Zestaw wytrzymałych chwytaków do pomiarów na szynoprzewodach AC87	54
AC89	873448	Wytrzymały zacisk przebijający izolację	61
BP980	1616807	Zestaw podwójnych wtyków bananowych	62
FTL-660	2280204	Zestaw przewodów pomiarowych z bezpiecznikami	70
FTP-1	3869437	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami	107
FTPL-1	3869443	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami, z przewodami	117
H900	1616818	Uchwyt do przewodów pomiarowych	37
LEADWRAP	4083525	Wytrzymałe nylonowe opaski kablowe z rzepami, 3 szt.	9
T5-KIT-1	3971169	Zestaw podstawowych akcesoriów do testera T5	60
T5-RLS	4089137	Zapasy zestaw przewodów pomiarowych do przyrządu T5	26
TL175	3521976	Przewody pomiarowe TwistGuard	32
TL175E	3565554	Przewody pomiarowe Twist Guard, 4 mm	36
TL220-1	3971178	Zestaw przemysłowych przewodów pomiarowych SureGrip	89
TL221	2003602	Zestaw przewodów przedłużających SureGrip	40
TL222	2003616	Zestaw silikonowych przewodów pomiarowych SureGrip	40

Model	Article Nr.	Description	EUR
TL223-1	3971184	Zestaw przewodów do pomiarów elektrycznych SureGrip	82
TL224	1610198	Zestaw silikonowych przewodów pomiarowych SureGrip	36
TL225-1	3971191	Zestaw przewodów pomiarowych z przystawką redukującą napięcia szczytkowe	118
TL238	2132831	Zestaw wysokonapięciowych przewodów pomiarowych SureGrip	89
TL27	668571	Zestaw przewodów pomiarowych o dużej wytrzymałości	41
TL40	1590606	Zestaw przewodów pomiarowych z chowaną końcówką	60
TL71-1	3971207	Zestaw przewodów pomiarowych TL71	32
TL75-1	3971218	Zestaw przewodów pomiarowych TL75	27
TL76	2032684	Zestaw przewodów pomiarowych „Wszystko w jednym”	46
TL80A-1	3971229	Zestaw przewodów pomiarowych TL80A	85
TL81A	1277073	Wysokiej jakości zestaw przewodów pomiarowych do testów w elektronice	178
TL910	1616632	Zestaw przewodów pomiarowych do zastosowań w elektronice (z zapasowymi końcówkami)	82
TL930	1616671	Zestaw kabli połączeniowych (60 cm)	21
TL932	1616680	Zestaw kabli połączeniowych (90 cm)	23
TL935	1616698	Zestaw kabli połączeniowych (60, 90, 120 cm)	68
TL940	1616705	Zestaw przewodów pomiarowych z miniaturowymi haczykami	23
TL950	1616710	Zestaw przewodów pomiarowych z miniaturowymi szczypcami	41
TL960	1616722	Zestaw przewodów pomiarowych z mikrohaczykami	23
TL970	1616793	Zestaw przewodów pomiarowych z haczykami i szczypcami	85
TLK1550-RTL	4112351	Przewód pomiarowy z zaciskiem 10 kV	257
TLK-220 EUR	2097022	Zestaw akcesoriów SureGrip	165
TLK-225-1	3971234	Duży zestaw SureGrip TLK225	178
TLK281-1	3971241	Zestaw samochodowych przewodów pomiarowych TLK281	157
TLK282-1	3971252	Luksusowy zestaw samochodowych przewodów pomiarowych TLK282	201
TLK287	3045631	Duży zestaw przewodów pomiarowych do elektroniki	188
TLK289 EUR	3092521	Duży zestaw przemysłowych przewodów pomiarowych TLK289	188
TLK290	2435092	Zestaw sond pomiarowych	70
TLK291	2435108	Zestaw sond pomiarowych z bezpiecznikami	70
TP1-1	3971265	Sondy pomiarowe TP1	21
TP175	3521983	Sondy pomiarowe TwistGuard z końcówką 2mm	23
TP175E	3565568	Sondy pomiarowe TwistGuard z końcówką 2 mm i adapterami 4 mm	25
TP2-1	3971283	Sondy pomiarowe TP2	23
TP220-1	3971276	Sondy pomiarowe SureGrip TP220	23
TP38	1541636	Zestaw zwężanych sond pomiarowych z izolowanymi końcówkami	21
TP38-2001-OSP	2438858	Wąska sonda pomiarowa Slim Reach, czerwona	16
TP74	1541649	Zestaw sond z końcówkami lamelowymi	23
TP80	873455	Zestaw sond do zastosowań w elektronice	44
TP912	1616644	Zestaw zapasowych końcówek do TL910	41
TP920	1616659	Zestaw końcówek pomiarowych	60
Current Clamps			
80I-110S	114519	Cęgi prądowe AC/DC (100 A)	807
I1000S	1568487	Cęgi prądowe AC (1000 A)	711
I1010	617735	Cęgi prądowe AC/DC (1000 A)	510
I1010-KIT	2096998	Cęgi prądowe AC/DC (1000 A) z miękkim pokrowcem	521
I200	664755	Cęgi prądowe AC (200 A)	178

Model	Article Nr.	Description	EUR
I2000 FLEX	2584912	Elastyczne cęgi prądowe AC (2000 A)	355
I200S	664760	Cęgi prądowe AC (200 A)	296
I30	2584920	Elastyczne cęgi prądowe AC/DC (30 A)	473
I3000 FLEX-4PK	2696367	Elastyczne cęgi prądowe AC (3000 A), 4 sztuki	1424
I3000S	657202	Cęgi prądowe AC (3000 A)	855
I3000S FLEX-24	2584888	Elastyczne cęgi prądowe AC (3000 A), 610 mm	544
I3000S FLEX-36	2584901	Elastyczne cęgi prądowe AC (3000 A), 915 mm	652
I30S	2584935	Elastyczne cęgi prądowe AC/DC (30 A)	652
I310S	2840309	Cęgi prądowe AC/DC (300 A)	391
I400	2277225	Cęgi prądowe AC (400 A)	178
I400S	2277202	Cęgi prądowe AC (400 A)	319
I40S-PR	3949777	Cęgi prądowe 40 A 1750	402
I410	617727	Cęgi prądowe AC/DC (400 A)	296
I410-KIT	2097005	Cęgi prądowe AC/DC (400 A) z miękkim pokrowcem	344
I6000S FLEX-24	2840311	Cęgi prądowe AC (6000 A)	711
I6000S FLEX-36	2840327	Cęgi prądowe AC (6000 A)	830
I800	2840283	Cęgi prądowe AC (800 A)	255
Temperature Accessories			
80AK-A	2747812	Adapter termopary	38
80BK-A	2747801	Sonda temperaturowa typu K do multimetrów cyfrowych	42
80CJ-M	833046	Minizłącza męskie typu J	28
80CK-M	779942	Minizłącza męskie typu K	28
80PJ-1	1288191	Sonda z końcówką kulkową (typu J)	30
80PJ-9	1288218	Sonda ogólnego przeznaczenia (typu J)	76
80PJ-EXT	1288234	Przedłużacz sondy (typu J)	69
80PK-1	750422	Sonda typu K z końcówką kulkową	40
80PK-10	3439199	Sonda do pomiaru temperatury rur z zaciskiem (typu K)	234
80PK-11	2724500	Sonda temperaturowa Velcro	45
80PK-18	3448859	Zestaw sondy do pomiaru temperatury rur z zaciskiem	379
80PK-22	2098684	Sonda zanurzeniowa SureGrip	116
80PK-24	2098691	Sonda temp. powietrza SureGrip	152
80PK-25	2098706	Ostro zakończona sonda SureGrip	137
80PK-26	2098714	Sonda SureGrip ogólnego przeznaczenia	152
80PK-27	2098723	Przemysłowa sonda powierzchniowa SureGrip	415
80PK-3A	874610	Sonda powierzchniowa typu K	260
80PK-8	200360	Sonda do pomiaru temperatury rur z zaciskiem (typu K)	212
80PK-9	1288229	Sonda ogólnego przeznaczenia (typu K)	76
80PK-EXT	1288241	Przedłużacz sondy (typu K)	69
80PR-60	2148313	Sonda temperaturowa RTD (Fluke 66/68)	84
80PT-25	2104397	Ostro zakończona sonda SureGrip	120
80PT-EXT	1288252	Przedłużacz sondy (typu T)	69
80T-150UA	3190456	Uniwersalna sonda temperaturowa (do multimetrów cyfrowych)	326
80TK	736736	Moduł termopary typu K	165
Cases and Holsters			
C10	897744	Holster na miernik	31
C100	827055	Walizka na miernik i akcesoria	83
C101	2437514	Walizka	76

Model	Article Nr.	Description	EUR
C115	2826063	Miękki pokrowiec na miernik	73
C116	2826074	Miękki pokrowiec na miernik	87
C125	646858	Miękki pokrowiec na miernik	54
C12A	930529	Miękki pokrowiec na miernik	39
C150	4111540	Miękki pokrowiec z suwakiem	36
C1600	2091049	Skrzynka na mierniki i akcesoria	46
C1620	4359042	Torba	221
C190	677401	Walizka (do serii 190)	273
C195	677408	Miękki pokrowiec	252
C20	708396	Walizeczka na miernik	77
C23	1663209	Miękki pokrowiec na miernik	31
C25	681114	Miękki pokrowiec na miernik	66
C280	3182785	Miękki pokrowiec na miernik	76
C33	1664120	Miękki pokrowiec na miernik	36
C345	3311173	Miękki pokrowiec	93
C35	2826056	Miękki pokrowiec na miernik	52
C43	1663230	Miękki pokrowiec na miernik	98
C50	762823	Miękki pokrowiec na miernik	46
C510	1547885	Pokrowiec skórzany	92
C520A	1629104	Pokrowiec skórzany	70
C550	1547919	Torba na przyrządy	154
C75	865535	Miękki pokrowiec na akcesoria	22
C781	619988	Miękki pokrowiec na miernik	113
C789	946694	Miękki pokrowiec na miernik	216
C799	4021731	Miękki pokrowiec na przyrządy Fluke z serii 75x	123
C800	896220	Walizka na miernik i akcesoria	84
C90	466029	Miękki pokrowiec na miernik	46
CAMO-C25	4110632	Pokrowiec moro na multimetry Fluke	44
CAMO-C37	4110644	Pokrowiec moro na cęgi prądowe Fluke, T5, T+	49
CXT1000	4628917	Wzmocniona walizka	200
CXT170	3352567	Twarda walizka	200
CXT280	3352571	Twarda walizka	200
CXT80	3352559	Twarda walizka	200
FLK-C3000	4582763	Modułowa torba narzędziowa premium	98
FLK-C3003	4582928	Mięka trójprzegrodowa torba	44
FLUKEPACK30	4983088	Profesjonalny plecak na przyrządy	169
H15	4111533	Kabura do pasa na przyrządy z serii T100	34
H3	1608458	Pokrowiec (seria 330)	50
H5	649365	Pokrowiec na tester elektryczny (Fluke T5)	39
H6	2152040	Pokrowiec na termometr na podczerwień (Fluke 63/65/68/561)	37
H80M	2138458	Holster + wieszak magnetyczny	48
H-T6	4910585	Kabura na pasek do testera T6	39
Automotive Accessories			
BP880	2150594	Prześciówka: gniazdo BNC na podwójny wtyk bananowy	17
BP881	2151015	Prześciówka: wtyk BNC na podwójny wtyk bananowy	22
PV350	919811	Moduł ciśnieniowy/podciśnieniowy	332
RPM80	880849	Przystawka indukcyjna	113

Model	Article Nr.	Description	EUR
SCC 128	2100199	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 120)	768
SCC 198	2100208	Zestaw akcesoriów samochodowych (seria 190)	966
STL90	201233	Zestaw samochodowych ekranowanych przewodów pomiarowych (seria 120/190)	268
TAS90	614187	Zestaw akcesoriów samochodowych (do serii 120/190)	75
TL28A	1273185	Zestaw samochodowych przewodów pomiarowych	68
TL82	2150636	Zestaw samochodowych adapterów wtykowo-gniazdkowych	135
TP40	1567573	Zestaw pięciu samochodowych sond szpilkowych (4 mm)	47
TP81	2149098	Zestaw końcówek pomiarowych przekłuwających izolację (4 mm)	66
TP82	2149080	Zestaw końcówek pomiarowych przekłuwających izolację (2 mm)	63
TP88	2149102	Zestaw sztywnych sond szpilkowych	16
Other Accessories			
80K-40	382846	Sonda wysokonapięciowa	332
80K-6	532424	Sonda wysokonapięciowa	185
EBC290	3894906	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	112
FL-120 EX	4972431	Latarka iskrobezpieczna 120 lumenów	74
FL-150 EX	4972446	Latarka iskrobezpieczna 150 lumenów	96
FL-45 EX	4972422	Latarka iskrobezpieczna 45 lumenów	48
HL-200 EX	4972410	Iskrobezpieczna latarka czołowa 200 lumenów	96
L200	2096346	Lampka do sond	28
L205	2098588	Minilatarka czołowa	37
L206	2098595	Luksusowa latarka czołowa	46
L210	2096379	Lampka do sond + przedłużacz sond	45
L215	2096368	Lampka do sond + przedłużacz sond SureGrip	105
LVD1A	4571403	Próbnik napięcia Volt Light	39
LVD2	2740300	Próbnik napięcia Volt Light	43
PV350	919811	Moduł ciśnieniowy/podciśnieniowy	332
SV225	3100477	Adapter prądów błędzących	79
TPAK	1281997	Zestaw do wieszania mierników TPAK	46
Fuses			
7017240.0	2279339	Bezpiecznik 315 mA (szybki), 1000 V, IR: 10 kA, 6,35x32 mm	11,9
FUSE	740670	Bezpiecznik 630 mA (szybki), 250V, IR: 1500 A, 5x20 mm	3,9
FUSE	803293	Bezpiecznik 11 A (szybki), 1000 V, IR: 20 kA, 10,3x38,1 mm	9,25
FUSE	830828	Bezpiecznik 1 A (szybki), 600V, IR: 10 kA, 10,3x34,9 mm	8,25
FUSE	943121	Bezpiecznik 440 mA (szybki), 1000V, IR: 10 kA, 10,3x34,9 mm	5,05
Software			
FVF-BASIC	2396957	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic + kabel IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	173
FVF-SC4	2687335	Oprogramowanie FlukeView Forms + kabel (8845A/8846A)	326
FVF-SC5	2791314	Oprogramowanie FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	187
FVF-UG	1576741	Aktualizacja oprogramowania FlukeView Forms	153
SCC120E	646684	Oprogramowanie FlukeView + kabel USB + pokrowiec (do serii 120), wersja angielska	494
SCC120F	646692	Oprogramowanie FlukeView + kabel USB + pokrowiec (Fluke 123), wersja francuska	494
SCC190EFG	671826	Oprogramowanie FlukeView + kabel + pokrowiec (do serii 190), wersja angielska, francuska, niemiecka	692

Model	Article Nr.	Description	EUR
SW90W	3894923	Oprogramowanie FlukeView	382

Prices are recommended list prices excl. VAT.

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherland
E-mail: cee.cs@fluke.com
Telefon +31 (0)40 267 5406

©2020 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
11/2020 200467-uken

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.