

Listino prezzi Fluke strumenti di misura

FLUKE®

Validità dal: 02-07-2018

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
---------	---------	-------------	-----

Fluke Connect - 3000 Series

Fluke Connect - 3000 Series			
FLK-3000 FC	4401595	Fluke Connect wireless - multimetro digitale wireless	296.00
FLK-3000 FC GM	4467750	Fluke Connect wireless - sistema per la manutenzione generale (GM)	848.00
FLK-3000 FC HVAC	4465607	Fluke Connect wireless - sistema per HVAC	615.00
FLK-3000 FC IND	4465599	Fluke Connect wireless - sistema per l'Industria (IND)	1060.00
FLK-3000FC/TPAK	4699340	Multimetro Fluke 3000FC con kit TPAK per appendere il multimetro	328.00
Fluke 3000FC/EDA2	4699333	Multimetro digitale con kit "delux" di accessori per elettronici	381.00
Fluke 3000FC/1AC-II	4699302	Multimetro digitale con kit tester tensione a penna	423.00
FLK-A3000 FC	4401588	Fluke Connect wireless - Modulo pinza amperometrica (A) AC	190.00
FLK-A3000 FC KIT	4465618	Fluke Connect wireless - Kit base con A3000	423.00
FLK-A3001 FC	4459439	Fluke Connect wireless - Modulo pinza fessibile IFLEX AC	222.00
FLK-A3001 FC KIT	4465665	Fluke Connect wireless - Kit base con I3000	456.00
FLK-A3002 FC	4459442	Fluke Connect wireless - Modulo di corrente AC/DC	126.00
FLK-A3003 FC	4629295	Modulo pinza amperometrica Fluke Connect, 2000A DC	529.00
FLK-A3004 FC	4629301	Modulo pinza amperometrica Fluke Connect, 4-20mA DC	635.00
FLK-T3000 FC	4401563	Fluke Connect wireless - Modulo di temperatura (T) tipo K	190.00
FLK-T3000 FC KIT	4465652	Fluke Connect wireless - Kit base con T3000	423.00
FLK-V3000 FC	4401556	Fluke Connect wireless - Modulo di tensione (V) AC	201.00
FLK-V3000 FC KIT	4465641	Fluke Connect wireless - Kit base con V3000	423.00
FLK-V3001 FC	4459421	Fluke Connect wireless - Modulo di tensione DC	201.00
FLK-V3001 FC KIT	4467777	Fluke Connect wireless - Kit base con V3001	423.00
FLK-V3003 FC KIT	4467789	Fluke Connect wireless Kit con DMM, AC+DC Voltage Modules	688.00

Fluke Connect - Accessories

FLK-PC3000 FC	4401602	Fluke Connect wireless - adattatore per PC	105.00
FLUKE-IR3000FC	4460436	Fluke Connect wireless - Connettore infrarosso	136.00

Multimetri digitali

Multimetri Serie 110

Fluke 113	3088053	Multimetro a vero valore rms	130.00
Fluke 114	2583552	Multimetro a vero RMS	172.00
Fluke 115	2583583	Multimetro a vero RMS	199.00
Fluke 116	2583601	Multimetro a vero RMS	238.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	432.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	338.00
Fluke 117	2583647	Multimetro a vero RMS	249.00
Fluke 117/323 Kit	4296034	Fluke Electrician's Multimeter Combo Kit	322.00
C50	762823	Borsa morbida	41.00

Multimetri Serie 170

Fluke 175	1592901	Multimetro a vero rms	238.00
Fluke 177	1592874	Multimetro a vero rms	290.00
Fluke 179	1592842	Multimetro a vero rms	342.00
C90	466029	Borsa morbida	41.00
Fluke 179/EDA2/EUR	3947719	Kit Combo per elettricisti	405.00

Multimetri Serie 200

Fluke 233	3469334	Multimetro con display remotizzabile	338.00
Fluke 279FC/iFlex	4684050	Multimetro a vero TRMS con termocamera integrata e pinza flessibile iFlex	999.00
Fluke 279FC I/B	4989200	Multimetro termico a vero valore RMS con trasmissione wireless, con iFlex & batteria extra	1099.00
Fluke 287/EUR	3947781	Multimetro a vero RMS ad uso elettrico con TrendCapture	615.00
Fluke 287/FVF/EUR	3947796	Multimetro elettrico completo di kit software	721.00
Fluke 289/EUR	3947801	Multimetro a vero RMS ad uso industriale con TrendCapture	668.00
Fluke 289/FVF/EUR	3947812	Multimetro industriale completo di kit software	774.00
C280	3182785	Borsa morbida	68.00
Fluke 287/FVF/IR3000	4699316	Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit	795.00
Fluke 289/FVF/IR3000	4699325	Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit	848.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Multimetri Serie 20			
Fluke 27II/EUR	3947770	Multimetro industriale (IP67)	509.00
Fluke 28II/EUR	3947820	Multimetro industriale a vero RMS (IP67)	509.00
Fluke 28 II Ex	4017165	Multimetro digitale a vero valore RMS a sicurezza intrinseca	1325.00
C25	681114	Borsa morbida	58.00
Multimetri Serie 70			
Fluke 77-4/EUR	3947835	Multimetro	423.00
C90	466029	Borsa morbida	41.00
Multimetri Serie 80			
Fluke 83-V/EUR	3947847	Multimetro	476.00
Fluke 87-V/EUR	3947858	True RMS Multimeter	499.00
Fluke 87-V/E2K/EUR	3947864	Multimetro industriale completo di kit	599.00
C25	681114	Borsa morbida	58.00
Multimetri da banco			
Fluke 8808A 220V	2802372	Multimetro digitale da 5,5 digit	700.00
Fluke 8808A 240V	2802385	Multimetro digitale da 5,5 digit	700.00
Fluke 8808A/SU 220V	2802459	Multimetro da 5,5 digit (software e cavo)	895.00
Fluke 8808A/SU 240V	2802467	Multimetro da 5,5 digit (software e cavo)	895.00
Fluke 8808A/TL 220V	3111085	Multimetro da 5,5 digit, kit di puntali 2X4W	780.00
Fluke 8808A/TL 240V	3111097	Multimetro da 5,5 digit, kit di puntali 2X4W	780.00
Fluke 8845A 220V	2577352	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit	1045.00
Fluke 8845A 240V	2577365	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm	1045.00
Fluke 8845A/SU 220V	2675315	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1235.00
Fluke 8845A/SU 240V	2675332	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1235.00
Fluke 8846A 220V	2577383	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit	1375.00
Fluke 8846A 240V	2577390	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm	1375.00
Fluke 8846A/SU 220V	2675367	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit completo di software	1565.00
Fluke 8846A/SU 240V	2675380	Multimetro digitale di precisione a 6,5 digit, 35 ppm completo di software	1565.00
884X-CASE	2675552	Custodia rigida	430.00
884X-RTD	2675468	Sonda di temperatura RTD 100 ohm	565.00
884X-SHORT	2653346	Cortocircuito a 4 fili	31.00
884X-USB	2675479	Cavo adattatore da USB a RS232	160.00
884X-1G	2675534	Memoria USB 1 GB	40.00
8845A-EFPT	2742690	Set adattatore per puntali a punta fine	20.00
8845A-TPIT	2742683	Set puntali CI per sonde per test	15.00
FVF-UG	1576741	Aggiornamento FlukeView Forms	135.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cavo (8845A/8846A)	289.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	166.00
RS43	946470	Cavo RS232 2 m	87.00
TL2X4W-PTII	2826215	Puntali e cavi di test 2 x 4 fili ohm (8845A/8846A)	77.00
TL2x4W-TWZ	2723629	Puntali 2x4 fili ohm con pinze	100.00
Y8021	708289	Cavo IEEE-488 1m (8845A/8846A)	448.00
Y8022	708297	Cavo IEEE-488 2m (8845A/8846A)	523.00
Y8846S	2675518	Kit di montaggio a rack (8845A/8846A)	122.00
Y8846D	2771721	Kit di montaggio a rack doppio (8845A/8846A)	165.00
Automotive			
Fluke 88V/A	2117440	Kit Combo multimetro per automotive	713.00
Multimetri a pinza			
Fluke 323	4152628	Multimetro a pinza a vero RMS	133.00
Fluke 324	4152637	Multimetro a pinza a vero RMS	174.00
Fluke 325	4152643	Multimetro a pinza a vero RMS	236.00
Fluke 353	2840252	Multimetro a pinza a vero RMS AC/DC	629.00
Fluke 355	2840265	Multimetro a pinza a vero RMS AC/DC	787.00
Fluke 365	3790607	Multimetro a pinza 200A, AC vero RMS	262.00
Fluke 368 FC	4709907	Pinza amperometrica Wireless per corredi di dispersione, ganascia 40mm	699.00
Fluke 369 FC	4709934	Pinza amperometrica Wireless per corredi di dispersione, ganascia 61mm	699.00
Fluke 373	3790564	Multimetro a pinza 600A, AC vero RMS	262.00
Fluke 374FC	4696001	Pinza amperometrica Wireless 600A AC/DC a vero TRMS	367.00
Fluke 375FC	4695932	Pinza amperometrica Wireless 600A AC/DC a vero TRMS e filtro VSD	439.00
Fluke 376FC	4695861	Pinza amperometrica Wireless 1000A AC/DC a vero TRMS, dotata di pinza iFlex	499.00
Fluke 381	3610452	Multimetro a pinza 1000A, vero RMS con display removibile e iFLEX	587.00
Fluke 902 FC	4695814	Pinza amperometrica a vero RMS per applicazioni HVAC	294.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit Fluke 62MAX+/323/1AC	259.00
Fluke 116/323 Kit	4296029	Fluke HVAC True RMS Multimeter and Clamp Meter Combo Kit	338.00
Fluke i2500-18	3676405	Sonda flessibile Fluke i2500 - 18 inch	136.00
Fluke i2500-10	3676410	Sonda flessibile Fluke i2500-10 inch	136.00
H3	1608458	Custodia con tasca per multimetri a pinza (Serie 330)	45.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Tester elettrici			
Fluke 1000FLT	4472387	Tester per lampade fluorescenti	241.00
T6-1000/EU	4910257	Tester elettrico con FieldSense™ fino a 1000V AC	279.00
T6-600/EU	4910322	Tester elettrico con FieldSense™ fino a 600V AC	219.00
H-T6	4910585	Custodia per T6 con gancio per cintura	34.00
Fluke T5-600	659612	Tester elettrico	164.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
Fluke T5-1000	659570	Tester elettrico	184.00
Fluke T5-H5-1AC II Kit	2098657	Kit composto da T5-1000, H5, 1AC	205.00
Fluke T90	4016945	Tester di tensione e continuità	61.00
Fluke T110	4016950	Tester di tensione e continuità con carico selezionabile	87.00
Fluke T130	4016961	Tester di tensione e continuità con LCD, carico selezionabile	128.00
Fluke T150	4016977	Tester di tensione e continuità con LCD, Ohm, carico selezionabile	148.00
Fluke 2042	2435038	Rilevatore di cavi (ricevitore + trasmettitore)	766.00
Fluke 2042T	2435045	Rilevatore di cavi (Trasmettitore)	399.00
Fluke 9040EUR	4014969	Indicatore di rotazione delle fasi	205.00
Fluke 9062	2435077	Indicatori del senso ciclico delle fasi e di rotazioni dei motori	188.00
LVD1	4571403	Rivelatore di tensione a torcia	36.00
LVD2	2740300	Rivelatore di tensione a torcia in formato penna	40.00
H5	649365	Custodia per tester elettrico (Fluke T5)	34.00
Fluke 1AC II	2432971	Rilevatore di tensione	31.00
Fluke 1AC II 5PK	2433056	Confezione da 5 rilevatori di tensione	112.00
FLK2AC/200-1000VCL	3611985	Rilevatore ACV 200-1000V	29.00
FLK2AC/200-1000V5L	3806493	Rilevatore ACV 200-1000V, confezione da 5 pezzi	102.00
PRV240	4566209	Unità di prova	158.00
Fluke 117/PRV240	4636971	Multimetro digitale Fluke 117/Unità di prova Fluke PRV240	317.00
PRV240FS	4910310	Unità di test, T6/NCV	164.00
Laser Levels			
Fluke-3PR	4811457	Livella laser a 3 punti (laser Rosso)	199.00
Fluke-3PG	4811469	Livella laser a 3 punti (laser Verde)	219.00
Fluke-180LR	4811504	Livella laser a 2 linee (laser Rosso)	259.00
Fluke-180LG	4811491	Livella laser a 2 linee (laser Verde)	319.00
Fluke-180LG System	4811519	Livella laser con rilevatore LDG per livella (laser Verde)	379.00
Fluke-180LR System	4811528	Livella laser con rilevatore LRD per livella (laser Rosso)	329.00
Fluke-LDR	4811543	Rilevatore per livella laser (laser Verde)	89.00
Fluke-LDG	4819919	Rilevatore per livella laser (laser Rosso)	99.00
PLS-20513	4791765	Treppiede telescopico 2.9m	180.00
PLS-20295	4845009	Staffa magnetica da parete per Fluke 180,480	51.00
PLS-20512	4845027	Treppiede standard 5/8 X 11	107.00
PLS-21502	4919812	Estensione per treppiede per Fluke 180	10.00
Metri laser			
Fluke 414D	4106830	Metro laser	133.00
Fluke 419D	4106853	Metro laser	256.00
Fluke 424D	4106866	Metro laser	370.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Metro laser con termometro IR	226.00
Battery Analyzers			
Fluke BT510	4489970	Analizzatore di batterie	2719.00
Fluke BT520	4489981	Analizzatore di batterie	3380.00
Fluke BT521	4489996	Analizzatore avanzato di batterie	3789.00
Battery Analyzer Accessories			
BTL10	4542264	Sonde standard per analizzatore di batterie	330.00
BTL20	4542273	Set di sonde, con estensione (senza sensore di temperatura)	509.00
BTL21	4542286	Set di sonde, con estensione e con sensore di temperatura	633.00
BTL-A	4542258	Adattatore Tensione/Corrente per sonda	41.00
BC500	4542299	Alimentatore AC	123.00
BP500	4542300	Batterie agli ioni di Litio, 7.4V 3000mAh	103.00
BT500	4561297	Puntali per sonda, 10x puntali di ricambio, 2x copri puntali lunghi, 2x copri puntali corti	123.00
i410	617727	Pinza amperometrica AC/DC (400 A)	262.00
Tester di isolamento			
Fluke 1503	2427883	Tester di isolamento	415.00
Fluke 1507	2427890	Tester di isolamento	515.00
Fluke 1550C	3665021	Tester di isolamento (5kV)	3976.00
Fluke 1550C/Kit	3665127	Tester di isolamento completo di kit (5kV)	4382.00
Fluke 1550C FC w/IR3000FC	4977402	Tester di resistenza d'isolamento (5kv) con IR3000FC	3976.00
Fluke 1550C FC Kit w/IR3000FC	4977457	Kit con tester di resistenza d'isolamento (5kv) con IR3000FC	4382.00
Fluke 1555	3665056	Tester di isolamento (10kV)	4382.00
Fluke 1555/Kit	3665111	Tester di isolamento completo di kit (10kV)	4787.00
Fluke 1555 FC w/IR3000FC	4977519	Tester di resistenza d'isolamento (10kv) con IR3000FC	4382.00
Fluke 1555 FC Kit w/IR3000FC	4977469	Kit con tester di resistenza d'isolamento (10kv) con IR3000FC	4787.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 1577	2157280	Multimetro con test di isolamento	629.00
Fluke 1587T	2517605	Multimetro con test di isolamento (Telecom)	734.00
Fluke 1587 FC	4691215	Multimetro Wireless 2 in 1 per test isolamento	787.00
Fluke 1587/MDT FC	4692716	Kit avanzato di test d'isolamento per soluzioni Motor&Drive con 9040 e I400	1050.00
1587KIT/62MAX+ FC	4692778	Kit avanzato di test d'isolamento con 62MAX+ e I400	945.00
Fluke 1587/I400 FC	4692725	Multimetro 2 in 1 per test isolamento con pinza I400	839.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	153.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	251.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	49.00

Tester per impianti

Fluke 1662 ITDK	4546932	Tester di installazione multifunzione con memoria (Italia , Danimarca)	999.00
Fluke 1662 SCH	4546944	Tester di installazione multifunzione con memoria (Schuko)	999.00
Fluke 1663 SCH	4546980	Tester di installazione multifunzione con test RCD tipo B (Schuko)	1299.00
Fluke 1663 ITDK	4547005	Tester di installazione multifunzione con test RCD tipo B (Italia , Danimarca)	1299.00
Fluke 1664FC SCH	4547054	Tester FC di installazione multifunzione con pretest d'isolamento (Schuko)	1649.00
Fluke 1664FC ITDK	4596184	Tester FC di installazione multifunzione con pretest d'isolamento (Italia, Danimarca)	1649.00
Fluke 166X-MTC-SCH	4601081	Fluke 166X-cavo d'alimentazione (Schuko_EU)	61.00
Fluke 166X-MTC-IT	4601096	Fluke 166X-cavo d'alimentazione (Italia)	61.00
Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS completo (Installazione-PAT)	565.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS completo/Professionale (Installazione-PAT)	751.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	251.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	49.00
ES165X	2104706	Kit di picchetti per misure della resistenza di terra (Serie 1650)	157.00
TP165X	2107742	Sonda a controllo remoto e puntale (Serie 1650)	83.00
TL165X	2107756	Set di puntali standard (Serie 1650)	114.00
ZERO ADAPTER	3261925	Zero adapter (165xB)	41.00

Portable Appliance Testers

Fluke DMS COMP	4718790	Software DMS completo (Installazione-PAT)	565.00
Fluke DMS COMPL/PROF	4718803	Software DMS completo/Professionale (Installazione-PAT)	751.00

Tester di terra/massa

Fluke 1630-2 FC	4829532	Pinza per il loop di terra e correnti di dispersione	1441.00
Fluke 1630-2	4829515	Pinza per il loop di terra e correnti di dispersione (non FC)	1441.00
Fluke 1623-2	4325155	Tester di terra GEO base	1417.00
Fluke 1625-2	4325162	Kit tester di terra GEO avanzato	2363.00
Fluke 1623-2 Kit	4325170	Kit tester di terra GEO base	2415.00
Fluke 1625-2 Kit	4325181	Kit tester di terra GEO avanzato	3466.00
Earth Stake	4325492	Picchetti per la messa a terra	65.00
Cable Reel 25M BL	4343731	Cavo di messa a terra, bobina da 25M, Blue	65.00
Cable Reel 25M GR	4343746	Cavo di messa a terra, bobina da 25M, Green	65.00
Cable Reel 50M RD	4343754	Cavo di messa a terra, bobina da 50M , Red	72.00
C1620	4359042	Custodia	203.00
ES-162P3-2	4359377	Set di mulinelli per misure tripolari	251.00
ES-162P4-2	4359389	Set di rocchetti con cavo per le misure quadripolari	367.00

Strumenti per il controllo della qualità dell'aria negli ambienti chiusi

Fluke 922	2679822	Flussimetro	629.00
Fluke 922/Kit	2679831	Flussimetro 922 kit completo di accessori	734.00
Fluke 971	2418208	Misuratore di temperatura e umidità	251.00
Fluke 975	2519364	AirMeter	2039.00
Fluke 975V	2666111	AirMeter con anemometro	2345.00
Fluke CO-220	664711	Misuratore di monossido di carbonio	524.00
Fluke RLD2	3387163	Rilevatore di perdite a torcia	52.00
CO-205	664714	Kit di aspirazione	177.00
975VP	2631538	AirMeter con sonda di velocità per l'aria	458.00
PT12	2740212	Tubo di Pitot da 30 cm per 922	115.00
Fluke 985	4131397	Contatore di particelle	4283.00

Termometri digitali

Fluke 51 II	1281142	Termometro digitale a ingresso singolo	329.00
Fluke 52 II	1281139	Termometro digitale a ingresso doppio	419.00
Fluke 53 II B	3821062	Termometro digitale a ingresso singolo, 60Hz	469.00
Fluke 53 II B	3821096	Termometro digitale a ingresso singolo, 50Hz	479.00
Fluke 54 II B	3821070	Termometro digitale a ingresso doppio, 60Hz	569.00
Fluke 54 II B	3821081	Termometro digitale a ingresso doppio, 50Hz	569.00
Fluke 61	1643896	Termometro ad infrarossi	195.00
Fluke 62 MAX	4130474	Termometro ad infrarossi	95.00
Fluke 62 MAX+	4130488	Termometro ad infrarossi	105.00
T5-600/62MAX+/1AC kit	4297126	Electrical Tester, IR Thermometer and Voltage Detector Kit	267.00
414D/62MAX+ Kit	4296052	Metro laser con termometro IR	226.00
62MAX+/323/1AC Kit	4296076	Kit Fluke 62MAX+/323/1AC	259.00
116/62MAX+ Kit	4296018	Fluke HVAC Multimeter and IR Thermometer Combo Kit	432.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 63	2148281	Termometro ad infrarossi	269.00
Fluke 64 MAX	4856105	Termometro a Infrarossi Multifunzione 20:1 D:S	129.00
Fluke 561	2558118	Termometro a contatto e ad infrarossi	195.00
Fluke 566	2837799	Termometro a contatto e ad infrarossi	415.00
Fluke 568	2837806	Termometro a contatto e ad infrarossi	519.00
Fluke 568Ex	4321662	Termometro ad infrarossi a sicurezza intrinseca Ex	1299.00
Fluke 572-2	4328074	Termometro ad infrarossi	619.00
Fluke FP	2644169	FoodPro Termometro per uso alimentare	125.00
Fluke FP Plus	2477950	FoodPro Plus Termometro per uso alimentare	209.00
C50	762823	Borsa morbida	41.00
H6	2152040	Custodia in nylon (Fluke 63, 66, 68 e 561)	32.00
8OPR-60	2148313	Sonda RTD (Fluke 66 e 68)	74.00

Visual Thermometers

Fluke VT04	4366444	Termometro con visione ad infrarossi	569.00
Fluke VT04A	4485211	Termometro con visione ad infrarossi	515.00
Fluke charger VT04	4375752	Charger & adapter set VT04	45.00
Fluke Battery, VT04	4375741	Li-ion battery VT04	45.00

Industrial Imaging

Fluke DS701	4962652	Videoscopio per ispezioni	1699.00
Fluke DS703 FC	4962665	Videoscopio per ispezioni ad alta risoluzione	1999.00
Fluke 3.8mm Scope	4962690	Videoscopio 3.8 mm, Sonda 1 m, Visualizzazione anteriore videoscopio	699.00
Fluke 8.5mm Scope	4962708	Videoscopio 8.5 mm, Sonda 3 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	599.00
Fluke 5.5 mm Scope	4962713	Videoscopio 5.5 mm, Sonda 1 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	499.00
Fluke 8.5 mm Scope	4962749	Videoscopio 8.5 mm, Sonda 1.2 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	199.00
Fluke 8.5 mm UV Scope	4962751	Videoscopio UV 8.5 mm, Sonda 1 m, Videoscopio a doppia visualizzazione	699.00
Fluke 9 mm Scope	4962760	Bobina sonda 20 m Videoscopio 9 mm, Visualizzazione anteriore	1999.00
Fluke DS 7XX Neckstrap	4962772	Tracolla DS 7XX	49.00

Termocamere

Thermal Imagers - Performance Series

Fluke TIS10 9HZ	4697036	Termocamera a fuoco fisso	1199.00
Fluke TIS20 9Hz	4697049	Termocamera a fuoco fisso	1399.00
Fluke TIS40 9Hz	4697051	Termocamera a fuoco fisso	1999.00
Fluke TIS45 30Hz	4697072	Termocamera a fuoco manuale	2399.00
Fluke TIS45 9Hz	4697060	Termocamera a fuoco manuale	2399.00
Fluke TIS50 9Hz	4697085	Termocamera a fuoco fisso	2699.00
Fluke TIS55 30Hz	4697106	Termocamera a fuoco manuale	2999.00
Fluke TIS55 9Hz	4697097	Termocamera a fuoco manuale	2999.00
Fluke TIS60 9Hz	4697114	Termocamera a fuoco fisso	3399.00
Fluke TIS65 30Hz	4697138	Termocamera a fuoco manuale	3699.00
Fluke TIS65 9Hz	4697123	Termocamera a fuoco manuale	3699.00
Fluke TIS75 30HZ	4754443	Termocamera a fuoco manuale	3999.00
Fluke TIS75 9HZ	4754437	Termocamera a fuoco manuale	3999.00

Thermal Imagers - Professional Series

Fluke Ti200 9Hz	4335298	Termocamera, 9Hz	5169.00
Fluke Ti200 60Hz	4335306	Termocamera, 60Hz	5169.00
Fluke Ti300 9Hz	4335314	Termocamera, 9Hz	5579.00
Fluke Ti300 60Hz	4335323	Termocamera, 60Hz	5579.00
Fluke Ti300-PRO 9 Hz	4947261	Termocamera; 240x180; 9 Hz	5999.00
Fluke Ti300-PRO 60 Hz	4947250	Termocamera; 240x180; 60 Hz	5999.00
Fluke Ti400 9Hz	4335338	Termocamera, 9Hz	6899.00
Fluke Ti400 60Hz	4335345	Termocamera, 60Hz	6899.00
Fluke Ti400-PRO 9 Hz	4947289	Termocamera; 320x240; 9 Hz	8149.00
Fluke Ti400-PRO 60 Hz	4947277	Termocamera; 320x240; 60 Hz	8149.00
Fluke TI450 9HZ	4764729	Termocamera a fuoco manuale	8149.00
Fluke TI450 60Hz	4764707	Termocamera a fuoco manuale	8149.00
Fluke Ti450 PRO 9HZ	4947303	Termocamera PRO 320x240 range -10 +1500°C 9Hz	8249.00
Fluke Ti450 PRO 60HZ	4947292	Termocamera PRO 320x240 range -10 +1500°C 60Hz	8249.00
Fluke Ti450 SF6 60Hz	4907176	SF6 Termocamera rilevatrice di perdite di gas	15399.00
Fluke TI480 9Hz	4842105	Termocamera; 640x480; 9 Hz, SR	13199.00
Fluke TI480 60Hz	4842086	Termocamera; 640x480; 60 Hz, SR	13199.00
Fluke Ti480 PRO 9HZ	4947332	Termocamera PRO 640x480 range -10 +1000°C 9Hz	13499.00
Fluke Ti480 PRO 60HZ	4947326	Termocamera PRO 640x480 range -10 +1000°C 60Hz	13499.00

Thermal Imagers - Expert Series

Fluke TiX500 9HZ	4736664	Termocamera; 320 x 240; 9 Hz	8599.00
Fluke TiX500 60HZ	4736635	Termocamera; 320 x 240; 60 Hz	8599.00
Fluke TiX520 9 Hz	4596742	Termocamera; 320 x 240; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 9Hz/NFC	4597027	Termocamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	11199.00
Fluke TiX520 60 Hz	4596717	Termocamera; 320 x 240; 60 Hz	11199.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke TIX560 9Hz	4597094	Termocamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX560 9Hz/NFC	4597100	Termocamera; 320 x 240; Non-FC; 9 Hz	13199.00
Fluke TIX560 60 Hz	4597066	Termocamera; 320 x 240; IS	13199.00
Fluke TIX580 60Hz	4842073	Termocamera; 640x480; 60 HZ, SR	16299.00
Fluke TIX580 9Hz	4841945	Termocamera; 640x480; 9 HZ, SR	16299.00
Fluke RSE300 9Hz	4948166	Termocamera; 320x240; 9 Hz	12099.00
Fluke RSE300 60Hz	4944776	Termocamera; 320x240; 60 Hz	12099.00
Fluke RSE600 9HZ	4948175	Termocamera; 640x480; 9 Hz	15849.00
Fluke RSE600 60HZ	4944826	Termocamera; 640x480; 60 Hz	15849.00

Accessori per Termocamere

Ti-Visor2	3996500	Sun Visor	79.00
Ti-Visor3	4335377	Visiera parasole per Termocamera	79.00
Ti-Tripod	3511872	Base di montaggio per treppiede	109.00
Ti-Tripod2	3996517	Mounting Base	100.00
Ti-Tripod3	4335389	Attacco per cavalletto	99.00
FLK-LENS/TELE1	3441176	Teleobiettivo a infrarossi (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/WIDE1	3441183	Obiettivo grandangolare a infrarossi (Ti32/TiR32)	1346.00
FLK-LENS/TELE2	4335350	Teleobiettivo a infrarossi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
FLK-LENS/WIDE2	4335361	Obiettivo grandangolare a infrarossi (Ti200/Ti300/Ti400)	1299.00
Fluke lens/4xTELE2	4607058	Lente IR 4x Tele per TIX560-TIX520-Ti400-Ti300-Ti200	5889.00
Fluke lens/25MAC2	4607064	Lente IR Macro a 25micorn per TIX560-TIX520	4259.00
Ti-Car Charger	3039779	Caricatore per auto (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)	125.00
Ti20-RBP	2577796	Pacco batterie ricaricabile (Ti20)	176.00
FLK-TI-SBP3	3440365	Batteria aggiuntiva (Ti32/TiR32)	139.00
Fluke TI-SBC3B	4354922	Base per ricarica (Ti200/Ti300/Ti400)	175.00
Fluke TIX5xx-Neck	4574715	Tracolla regolabile	30.00
Fluke TIX5xx-SBP4	4597142	Batteria "Smart" aggiuntiva	129.00
Fluke TIX5xx Hand	4574703	Cinghia da polso regolabile	15.00
Fluke TIX5xx-HDMI	4615511	Cavo video HDMI	20.00
Fluke TIX5x-Lens Cap	4550697	Coperchio lente	15.00
Fluke TI-Bluetooth	4603258	Set auricolare/mic Bluetooth	79.00

Finestre per ispezione quadri elettrici

FLK-050-CLKT	3460346	Finestra all'infrarosso serie C da 50 mm, con Kwik Twist	169.00
FLK-075-CLKT	3460387	Finestra all'infrarosso serie C da 75 mm, con Kwik Twist	219.00
FLK-100-CLKT	3460439	Finestra all'infrarosso serie C da 100 mm, con Kwik Twist	299.00
Fluke CV200	4326955	2 poll. (50 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	219.00
Fluke CV300	4326962	3 poll. (75 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	295.00
Fluke CV301	4338164	3 poll. (75 mm) finestra ir, chiave di sicurezza blocco sportello	309.00
Fluke CV400	4326996	4 poll. (100 mm) finestra ir, apertura manuale blocco sportello	409.00
Fluke CV401	4338173	4 poll. (100 mm) finestra ir, chiave di sicurezza blocco sportello	409.00

Oscilloscopi

Oscilloscopi Serie 120

Fluke 123B/EU	4755659	Oscilloscopio industriale 20MHZ, EU	1560.00
Fluke 123B/INT	4755710	Oscilloscopio industriale 20MHZ, INT	1560.00
Fluke 124B/EU	4755731	Oscilloscopio industriale 40MHZ, EU	1872.00
Fluke 124B/INT	4755793	Oscilloscopio industriale 40MHZ, INT	1872.00
Fluke 125B/EU	4755818	Oscilloscopio industriale 40MHZ, EU	2236.00
Fluke 125B/INT	4755876	Oscilloscopio industriale 40MHZ, INT	2236.00
Fluke 123B/EU/S	4755890	Oscilloscopio industriale + SCC 20MHZ, EU	1976.00
Fluke 123B/INT/S	4755953	Oscilloscopio industriale + SCC 20MHZ, INT	1976.00
Fluke 124B/EU/S	4755975	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, EU	2288.00
Fluke 124B/INT/S	4756031	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, INT	2288.00
Fluke 125B/EU/S	4756054	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, EU	2652.00
Fluke 125B/INT/S	4756112	Oscilloscopio industriale + SCC 40MHZ, INT	2652.00

Oscilloscopi Serie 190

Fluke 190-204/EU	3894409	Oscilloscopio 4 canali 200 MHZ a colori	4577.00
Fluke 190-204/EU/S	3894475	Oscilloscopio 4 canali 200 MHZ a colori con SCC	4990.00
Fluke 190-104/EU	3894540	Oscilloscopio 4 canali 100 MHZ a colori	4005.00
Fluke 190-104/EU/S	3894617	Oscilloscopio 4 canali 100 MHZ a colori con SCC	4414.00
Fluke 190-062/EU	4025159	Oscilloscopio 2 canali 60 MHZ a colori	2892.00
Fluke 190-062/EU/S	4025230	Oscilloscopio 2 canali 60 MHZ a colori con SCC	3300.00
Fluke 190-102/EU	4025318	Oscilloscopio 2 canali 100 MHZ a colori	3557.00
Fluke 190-102/EU/S	4025383	Oscilloscopio 2 canali 100 MHZ a colori con SCC	3966.00
Fluke 190-202/EU	4025460	Oscilloscopio 2 canali 200 MHZ a colori	4015.00
Fluke 190-202/EU/S	4025554	Oscilloscopio 2 canali 200 MHZ a colori con SCC	4424.00
Fluke 190-502/EU	4025623	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori	4946.00
Fluke 190-502/UN	4025638	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori UNI	4946.00
Fluke 190-502/EU/S	4025692	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori	5355.00
Fluke-190-502/UN/S	4025704	Oscilloscopio 2 canali 500 MHZ a colori UNI+SCC	5355.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke 190-504/EU	4419875	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori	5127.00
Fluke 190-504/UN	4419929	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori UNI	5127.00
Fluke 190-504/EU/S	4419941	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori con SCC	5535.00
Fluke 190-504/UN/S	4419990	Oscilloscopio 4 canali 500 MHZ a colori con SCC UNI	5535.00
Accessori per ScopeMeter			
AC120	646163	Set di pinzette a coccodrillo	45.00
AS400	3894880	Set di estensione sonde, per VPS400	113.00
BB120	646171	Adattatore connettore a banana/BNC	52.00
BB120-II	4744369	Set of 2 banana to BNC adapter	47.00
BC190/808	1282244	Caricabatterie/alimentatore da rete UNIVERSALE (Serie 190)	192.00
BHT190	3379374	Set di adattatori breakout per i tre bus di comunicazione industriali	368.00
BP120MH	2544081	Pacco batterie NiMH (120 Series/43B)	103.00
BP190	677390	Pacco batterie NiMH (Serie 190)	207.00
BP290	4025762	Pacco batterie di ricambio per Fluke 190 serie II	245.00
BP291	3894688	Pacco batterie di ricambio per serie Fluke 190	343.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	112.00
C120B	4744391	Soft carrying case for 120B series	141.00
C125	646858	Custodia morbida	52.00
C190	677401	Custodia rigida (Serie 190)	263.00
C195	677408	Custodia morbida	244.00
C290	3894803	Custodia rigida per il trasporto	219.00
CS20MA	677393	Shunt di corrente 4-20 mA	101.00
EBC290	3894906	Caricabatterie esterno	108.00
HC120	646668	Pizzette a gancio	59.00
HC120-II	4744357	Set of 2 hook clips	52.00
HC200	2086410	Pizzette a gancio	42.00
HH290	3894844	Gancio per oscilloscopi serie 190 II	77.00
MA190	1567481	Kit accessori per Serie 190 per uso medicale	464.00
OC4USB	2166266	Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB)	167.00
PM8907/801	613999	Caricabatterie/alimentatore da rete EUR (Serie 120)	125.00
PM8907/807	624764	Caricabatterie/adattatore della tensione di linea	125.00
PM8907/808	614039	Caricabatterie/alimentatore da rete UNIVERSAL (Serie 120)	149.00
PM9080	1641983	Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232)	277.00
PM9081	916093	Adattatore BNC/banana	53.00
PM9082	916163	Adattatore banana/BNC	53.00
PM9091	935598	Cavi coassiali BNC (1,5 m)	125.00
PM9092	935601	Cavi coassiali BNC (0,5 m)	108.00
PM9093	935593	Adattatore maschio BNC / femmina BNC	72.00
PM9096/201	651742	Pick-up capacitivo	346.00
RS120-III	4023947	Set per sostituzione sonda	113.00
RS400	3894867	Set di sostituzione sonda, per VPS400	90.00
RS500	4025886	Probe accessory replacement set for VPS500 probes	161.00
SCC120B	4744423	Software soft carry case accessory kit 120B series	520.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 120)	477.00
SCC128	2100199	Kit accessori per uso automotive (Serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Kit accessori per uso automotive (Serie 190)	933.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 190)	668.00
SCC290	3894826	Custodia rigida per il trasporto e kit software	408.00
SP120B	4744414	Screen protector for 120B series	47.00
STL90	201233	Serie di cavi di test schermati (Serie 120/190)	258.00
STL120-III	4023901	Puntali schermati	198.00
STL120-IV	4744340	Shielded test lead set 600V CAT IV	166.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00
TAS90	614187	Set di accessori per uso automotive (Serie 120/190)	72.00
TRM50	4025864	50 Ohm feed-through terminator BNC	194.00
UA120	4744384	USB Connector adapter	47.00
VPS41	4744378	Voltage probe set 40 MHz 600V CAT IV	161.00
VPS101	3086317	Set di sonde di tensione 1:1, nero, 30 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-G	3086247	Set di sonde di tensione 10:01, grigio, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS210-R	3086235	Set di sonde di tensione 10:01, 1 rosso, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS212-G	3086286	Set di sonde di tensione 10:01, grigio, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS212-R	3086273	Set di sonde di tensione 10:01, rosso, 200 MHz, 2,5 m	225.00
VPS220-G	3086300	Set di sonde di tensione 100:01, grigio, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS220-R	3086299	Set di sonde di tensione 100:01, rosso, 200 MHz, 1,2 m	225.00
VPS40-III	4023920	Sonda di corrente	131.00
VPS410-II-B	4276937	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz grigio	215.00
VPS410-II-G	4276943	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz blu	215.00
VPS410-II-R	4276928	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz rosso	215.00
VPS410-II-V	4276955	Set di sonde industriali 10:1, 500MHz verde	215.00
VPS420-R	3894783	Sonda di tensione per lavori gravosi Rossa/Nera	250.00
VPS420-B	4411541	Sonda di tensione per lavori gravosi Blu/Nera	250.00
VPS420-G	4411565	Sonda di tensione per lavori gravosi Grigia/Nera	250.00
VPS420-V	4411583	Sonda di tensione per lavori gravosi Verde/Nera	250.00
VPS510-R	4025781	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Rosso	215.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
VPS510-B	4025796	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Blu	215.00
VPS510-G	4025801	Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 Grigia	215.00
VPS510-V	4025812	Set sonda di corrente 500 MHz, 10:1 Verde	215.00

Analizzatori di rete

Fluke 345	2584181	Multimetro a pinza per misure di Power Quality	1604.00
Fluke 430-II/MA	4779032	Kit per l'upgrade analisi motori per serie 430-II	2025.00
Fluke 434-II/BASIC	4116650	Analizzatore di rete e di Power Quality (senza pinze)	4050.00
Fluke 434-II	4116638	Analizzatore di rete e di Power Quality	4679.00
Fluke 434-II/INTL	4778918	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	4679.00
Fluke 435-II	4116661	Analizzatore di rete e di Power Quality avanzato	6008.00
Fluke 435-II/BASIC	4116689	Analizzatore di rete e di Power Quality (senza pinze)	5412.00
Fluke 435-II/INTL	4778929	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	6009.00
Fluke 437-II	4116692	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer	8312.00
Fluke 437-II/BASIC	4116719	400 Hz Power Quality and Energy Analyzer (w/o clamps)	7670.00
Fluke 437-II/INTL	4778934	Analizzatore di rete e di Power Quality/International	8312.00
Fluke 438-II	4778976	Analizzatore di Power Quality & Motori	7399.00
Fluke 438-II/BASIC	4778990	Analizzatore di Power Quality & Motori, senza pinze e WiFi SD Card FC	6770.00
Fluke 438-II/INTL	4779015	Analizzatore di Power Quality & Motori, senza WiFi SD Card FC	7399.00
Fluke 1732/EUS	4706548	Energy Logger, versione EU/US	2536.00
Fluke 1732/INTL	4706553	Energy Logger, versione internazionale	2536.00
Fluke 1732/B	4706566	Energy Logger, versione base	2232.00
Fluke 1732/Upgrade	4920958	Kit upgrade da 1732 a 1734	256.00
Fluke 1734/EUS	4706594	Energy Logger, versione EU/US avanzata	2841.00
Fluke 1734/INTL	4706608	Energy Logger, versione internazionale avanzata	2841.00
Fluke 1734/B	4706582	Energy Logger, versione avanzata senza sonde di corrente	2536.00
Fluke 1734/WINTL	4710227	Energy Logger, versione internazionale wireless	2841.00
Fluke 1736/EUS	4534519	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione EU/US	4059.00
Fluke 1736/B	4563561	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Basic senza pinze felssibili	3856.00
Fluke 1736/INTL	4563550	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Internazionale	4059.00
Fluke 1738/EUS	4563577	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione Avanzata EU/US	4566.00
Fluke 1738/B	4588378	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione avanzata senza pinze felssibili	4059.00
Fluke 1738/INTL	4588384	Power Logger tri-fase con funzioni d'analisi di rete, versione avanzata International	4566.00
Fluke 1742/15/EUS	4920613	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione EU	3547.00
Fluke 1742/30/EUS	4920651	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione EU	3547.00
Fluke 1742/B/EUS	4920660	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione EU	3243.00
Fluke 1742/15/INTL	4920672	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione INTL	3547.00
Fluke 1742/30/INTL	4920685	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione INTL	3547.00
Fluke 1742/B/INTL	4920697	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione INTL	3243.00
1742-6/Upgrade	4920964	Upgrade da 1742 a 1746	1735.00
1742-8/Upgrade	4920973	Upgrade da 1742 a 1748	3209.00
Fluke 1746/15/EUS	4920703	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione EU	4867.00
Fluke 1746/30/EUS	4920715	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione EU	4867.00
Fluke 1746/B/EUS	4920726	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione EU	4562.00
Fluke 1746/15/INTL	4920732	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione INTL	4867.00
Fluke 1746/30/INTL	4920744	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione INTL	4867.00
Fluke 1746/B/INTL	4920759	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione INTL	4562.00
1746-8/Upgrade	4920986	Upgrade da 1746 a 1748	1735.00
Fluke 1748/15/EUS	4920767	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione EU	6085.00
Fluke 1748/30/EUS	4920771	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione EU	6085.00
Fluke 1748/B/EUS	4920780	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione EU	5780.00
Fluke 1748/15/INTL	4920798	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 1,500A, versione INTL	6085.00
Fluke 1748/30/INTL	4920800	Registratore di Power Quality con pinze iFlex da 60 cm 3,000A, versione INTL	6085.00
Fluke 1748/B/INTL	4920817	Registratore di Power Quality senza pinze iFlex, versione INTL	5780.00
Fluke 1760 Basic	2630732	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	11791.00
Fluke 1760	2630744	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	13662.00
Fluke 1760TR Basic	2637629	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	16158.00
Fluke 1760TR	2637634	Registratore della qualità dell'alimentazione (trifase), Topas	18026.00
Fluke VR1710	3030923	Registratore monofase della qualità della tensione	870.00
C1740	4116762	Custodia morbida per Fluke 174X e 43X-II	205.00
C437-II	4116743	Custodia rigida per Fluke 430 serie II con ruote	495.00
EPE-Training-E/EMEA	4792349	Fluke EPE Training Set - English	199.00
Fluke-435-II/EPE-E	4816735	Fluke-435-II, PQ and Energy Analyzer plus EPE training - English	6020.00

Accessori per analizzatori di rete

1743/1744 Poleset	3024485	Kit di montaggio (Fluke 1743/1744)	41.00
3140R	2650136	Trasduttore di corrente a pinza, 400A	399.00
3210-PR-TF-II	4531769	Pinza flessibile sottile 1000A 61cm per uso con FLUKE 430	620.00
3310-PR-TF-II	4531778	Pinza flessibile sottile 5000A 61cm per uso con FLUKE 1750	827.00
3PHVL-1730	4344712	Gruppo cavi, puntale per test di tensione 3 fasi+N per Fluke 1730	84.00
3312-PR-TF-II	4531784	Pinza flessibile sottile 5000A 122cm per uso con FLUKE 1750	1019.00
BP120MH	2544081	Pacco batterie NiMH (120 Series/43B)	103.00
BE345	2839604	Dispositivo di esclusione della batteria (Fluke 345)	153.00
BP1730	4389436	Batteria Li Ion 3.7V 2500mAh per Fluke 1730	40.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	112.00
C17xx	4637381	Borsa morbida per FLUKE-17xx	116.00
CS1750	2673962	Custodia rigida (Fluke 1750)	254.00
1730 Hanger	4358028	Kit per agganciare/posizionare Fluke 1730	56.00
1730 Cable	4395217	Cavo d'ingresso AUX per Fluke 1730	29.00
1750/Case	2650124	Custodia rigida (1750/1760)	547.00
FLUKE-1736/UPGRADE	4563589	Kit per Upgrade : da 1736 al 1738	799.00
1750/Seat-L	2673937	Licenza SEAT per Fluke 1750	1083.00
1750/Site-L	2673928	Licenza SITE per Fluke 1750	5418.00
FS17X5-TF-II	4531791	Set pinze flessibili sottili 3000A 4-PH per uso con FLUKE1735 e 1745	1595.00
FS17XX IP65-TF-II	4531804	Set pinze flessibili sottili 3000A IP65 ,4-PH per uso con FLUKE 1743/44	1771.00
FS17XX-1PH-TF-II	4531819	Pinza flessibile sottile 3000A 1PH per uso con FLUKE 1735 e 174x	399.00
FLUKE-173X ADPT	4717827	Adattatore per ingresso AUX per Fluke 173x	133.00
Fluke 17xx TL 0.1M	4715389	Puntali di misura per Fluke 173x; 0.1m	40.00
Fluke 17xx TL 1.5M	4715392	Puntali di misura per Fluke 173x; 1.5m	30.00
FS3000/6000A-TF-4-II	4531828	Set pinze flessibili sottili 3000A/6000A 91cm 4-PH	1591.00
GPS430-II	4693803	Modulo di sincronizzazione GPS (serie 430-II)	1529.00
GPS-Time Sync	2539223	Modulo di sincronizzazione GPS (Fluke 1760)	425.00
i17XX-flex1500	4637328	Pinza flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx	164.00
i17XX-flex3000	4637343	Pinza flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx	175.00
i17XX-flex6000	4637362	Pinza flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx	186.00
i17XX-flex1500/3pk	4637337	Pinze flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	475.00
i17XX-flex3000/3pk	4637355	Pinze flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	506.00
i17XX-flex6000/3pk	4637370	Pinze flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx - Set di 3 pinze	537.00
i17XX-Flex1500/4PK	4637411	Pinze flessibile iFlexi 1500A 12pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	620.00
i17XX-Flex3000/4PK	4637427	Pinze flessibile iFlexi 3000A 24pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	662.00
i17XX-Flex6000/4PK	4637430	Pinze flessibile iFlexi 6000A 36pollici per FLUKE-17xx - Set di 4 pinze	703.00
i1A/10A Clamp PQ1	3345753	Set di 1- pinze minipinze amperometriche (1735/1740)	466.00
i1A/10A Clamp PQ3	3024413	Set di minipinze amperometriche trifase	535.00
i1A/10A Clamp PQ4	3024424	Set di minipinze amperometriche quadrifase	720.00
i5A/50A Clamp PQ1	3345766	Set di minipinze di corrente per Power quality monofase 5A/50A	466.00
i5A/50A Clamp PQ3	3024436	Set di minipinze amperometriche trifase	535.00
i5A/50A Clamp PQ4	3024449	Set di minipinze amperometriche quadrifase	720.00
i20/200A Clamp PQ3	3024451	Set di minipinze amperometriche trifase	535.00
i20/200A Clamp PQ4	3024460	Set di minipinze amperometriche quadrifase	720.00
i40S-EL	4637396	Pinze Clamp-on Current Transformer	206.00
i40S-EL/3pk	4637409	Pinze Clamp-on Current Transformer - Set di 3 pinze	589.00
i400	2277225	Pinza amperometrica (400 A)	157.00
i400s	2277202	Pinza amperometrica (400 A)	282.00
i430-Flexi-TF-II	4531725	Pinza flessibile sottile 6000A 61cm per uso con FLUKE 430	402.00
i430-Flexi-TF-II-4PK	4531733	Pinze flessibili sottili 6000A 61cm per uso con FLUKE 430 - set 4 pezzi	1224.00
i5s	2508467	Pinza amperometrica AC (5 A)	524.00
i5S-PR	3949761	Sonda di corrente per fluke 1750, 5A	320.00
i5sPQ3	2457508	Set di 3 pinze amperometriche AC (5 A)	1260.00
IEEE519/REPORT	4589748	Licenza Software per reporting secondo IEEE519	517.00
MP1-Magnet Probe 1	4589220	Sonde magnetiche a banana 4mm - Set di 4	92.00
MBX USB-RS232	2539565	Adattatore da USB a RS232	46.00
OC4USB	2166266	Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB)	167.00
PM9080	1641983	Cavo/adattatore interfaccia seriale (RS232)	277.00
TLS430	2157713	Puntali e pinzette a coccodrillo 4 nere/1 verde (Serie 430)	126.00
TPS Clamp 10A/1A	2540445	Sonda di corrente 10A/1A (Fluke 1760)	387.00
TPS Clamp 50A/5A	2540461	Trasformatore di corrente a pinza 50A/5A (Fluke 1760)	387.00
TPS Clamp 200A/20A	2540450	Trasformatore di corrente a pinza 200A/20A (Fluke 1760)	387.00
TPS Flex 18-TF-II	4531837	100/500A Fluke 1760 sottile e flessibile 45cm	454.00
TPS Flex 24-TF-II	4531843	200/1000A Fluke 1760 sottile e flessibile 61cm	454.00
TPS Flex 36-TF-II	4531855	3000/6000A Fluke 1760 sottile e flessibile 91cm	891.00
TPS/MBX Dolph red	2540744	Clip a gancio, Rosso	21.00
TPS Nullmodem Cable	2540511	Cavo di collegamento incrociato RS232 , 3mt	39.00
TPS Shunt 1A	2540548	Shunt 1 A AC/DC	315.00
TPS Shunt 20MA	2540553	Shunt AC/DC20mA (Fluke 1760)	325.00
TPS Voltprobe 10V	2540636	Sonda di tensione 10V (Fluke 1760)	305.00
TPS Voltprobe 100V	2540624	Sonda di tensione 100V (Fluke 1760)	305.00
TPS Voltprobe 400V	2540660	Sonda di tensione 400V (Fluke 1760)	309.00
TPS Voltprobe 600V	2540697	Sonda di tensione 600V (Fluke 1760)	309.00
TPS Voltprobe 1KV	2540649	Sonda di tensione 1000V (Fluke 1760)	490.00
VL1735/45	3276205	Set di puntali a banana per volt a 4 fasi per Fluke-1735/45	243.00
Fluke MA-C8	4945842	Wall outlet adapter, Fluke-174X	21.00
IP65 Adapter Set	4946241	Connettore di tensione IP65	214.00
3PHVL-1730-5M	4920999	Set cavi, estensione puntali tensione trifase + neutro, 5m	111.00
I17XX-FLEX1.5KIP	4921003	Pinza IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm	214.00
I17XX-FLEX1.5KIP/3PK	4921015	Pinza IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 3 pezzi	513.00
I17XX-FLEX1.5KIP/4PK	4921026	Pinza IP65 iFlexi 1.5KA 60 cm, 4 pezzi	684.00
I17XX-FLEX3KIPK	4921032	Pinza IP65 iFlexi 3KA 60 cm	214.00
I17XX-FLEX3KIP/3PK	4921044	Pinza IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 3 pezzi	513.00
I17XX-FLEX3KIP/4PK	4921067	Pinza IP65 iFlexi 3KA 60 cm, 4 pezzi	684.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
I17XX-FLEX6KIPK	4921071	Pinza IP65 iFlexi 6KA 90 cm	256.00
I17XX-FLEX6KIP/3PK	4921080	Pinza iFlexi 6KA 90 cm, 3 pezzi	598.00
I17XX-FLEX6KIP/4PK	4921098	Pinza iFlexi 6KA 90 cm, 4 pezzi	769.00
I17XX-FLEX5M-EXT	4921116	Cavo di estensione per iFlexi, 5m	128.00
Fluke 17XX-TL 0.18M	4921125	Set di puntali; 1000V CAT III, 0.18 m; Rosso/Nero	34.00
Fluke 174X_3541-HANGER	4890129	Kit gancio	61.00
Fluke 174X GPS-REC	4921133	Antenna ricevitore GPS	329.00
F17XX Cable Markers	4921140	Kit marcatore cavi, 05MM	51.00
MP1-3R/1B	4944790	Sonda magnetica per banana 4 mm 3 rosse, 1 nera	85.00

Vibration Tester

Fluke 805	4094385	Vibration Meter	1749.00
Fluke 805 FC	4489229	Vibration Meter con Fluke Connect	1749.00
Fluke 805/ES	4636786	Sensore esterno per vibrazioni	1039.00
Fluke 810	3542635	Tester vibrazioni	9383.00
Fluke 820-2	4550041	Stroboscopio a LED	889.00
Fluke 830	4454396	strumento per l'allineamento laser	7099.00
Fluke 830/Magnet	4528249	Gnasse magnetiche	835.00
Fluke 830/Shims	4551330	Spessori di correzione	835.00
810S	3530828	Sensore per tester vibrazioni	1417.00
810QDC	3530837	Cavo per disconnessione veloce	148.00
810SMM	3530862	Sensore a magnete	208.00
810SMP	3530855	Kit da 10 sensori a magnete	28.00
SBP-810	3530843	Pacco batterie smart	264.00
Fluke-810PA	3986002	Set di adattatori internazionali per prese corrente	85.00

Calibratori di processo

Calibratori portatili

Fluke 154 INTL	4805625	HART Calibration Assistant	3769.00
Fluke 705	665091	Calibratore di loop	759.00
Fluke 707	1617262	Calibratore di loop	873.00
Fluke 707Ex	2032187	Calibratore di loop a sicurezza intrinseca	1227.00
Fluke 709	4234350	Calibratore di loop di precisione	866.00
Fluke 709H	4234361	Calibratore di loop di precisione con comunicazione HART	1393.00
Fluke 712B	4387857	Calibratore di temperatura RTD	1075.00
Fluke 714B	4387869	Calibratore di temperatura TC	1100.00
Fluke 715	620101	Calibratore Volt/mA	1237.00
Fluke 717 1G	2547166	Calibratore di pressione (68.9 mbar)	1405.00
Fluke 717-15G	4058808	Calibratore di pressione (1 bar)	1405.00
Fluke 717 100G	1630430	Calibratore di pressione (7 bar)	1405.00
Fluke 717 30G	662897	Calibratore di pressione (2 bar)	1457.00
Fluke 717 300G	2547175	Calibratore di pressione (20 bar)	1405.00
Fluke 717 500G	2547182	Calibratore di pressione (34.7 bar)	1405.00
Fluke 717 1000G	2547194	Calibratore di pressione (69 bar)	1405.00
Fluke 717 1500G	2547203	Calibratore di pressione (103.4 bar)	1556.00
Fluke 717 3000G	2547215	Calibratore di pressione (207 bar)	1556.00
Fluke 717 5000G	2547232	Calibratore di pressione	1556.00
Fluke 717-10000G	4058813	Calibratore di pressione(690 bar)	1556.00
Fluke 718 30G	665075	Calibratore di pressione (2 bar)	2644.00
Fluke 718 1G	2547148	Calibratore di pressione (68.9 mbar)	2754.00
Fluke 718 100G	665080	Calibratore di pressione (7 bar)	2644.00
Fluke 718 300G	2547153	Calibratore di pressione (20 bar)	2746.00
Fluke 718Ex 30G	2096310	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (2 bar)	3401.00
Fluke 718Ex 100G	2096322	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (7 bar)	3401.00
Fluke 718Ex 300G	3023328	Calibratore di pressione a sicurezza intrinseca (20 bar)	3401.00
Fluke 719 30G	3315332	Calibratore di pressione elettrico (2 bar)	3506.00
Fluke 719 100G	3315344	Calibratore di pressione elettrico (7 bar)	3506.00
Fluke-719PRO 30G	4353218	Calibratore di pressione elettrico, 2 bar	2915.00
Fluke-719PRO 150G	4353229	Calibratore di pressione elettrico, 10 bar	2915.00
Fluke-719PRO 300G	4353234	Calibratore di pressione elettrico, 20 bar	2915.00
Fluke 720URTD	4382695	Adattatore RDT universale per 721, 721Ex e 719PRO	162.00
Fluke-721-1601	4353241	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 6.9 bar	1974.00
Fluke-721-1603	4353283	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 20 bar	1974.00
Fluke-721-1605	4353327	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 34 bar	1974.00
Fluke-721-1610	4353366	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 69 bar	1974.00
Fluke-721-1615	4353401	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 103 bar	1974.00
Fluke-721-1630	4353447	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 200 bar	1974.00
Fluke-721-1650	4353486	Calibratore di pressione a doppio sensore, 1.1 bar, 345 bar	1974.00
Fluke-721-3601	4353252	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 6.9 bar	1974.00
Fluke-721-3603	4353290	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 20 bar	1974.00
Fluke-721-3605	4353330	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 34 bar	1974.00
Fluke-721-3610	4353375	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 69 bar	1974.00
Fluke-721-3615	4353412	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 103 bar	1974.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Fluke-721-3630	4353458	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 200 bar	1974.00
Fluke-721-3650	4353499	Calibratore di pressione a doppio sensore, 2.48 bar, 345 bar	1974.00
Fluke 721EX-1601	4353265	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 100 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1603	4353309	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 300 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1605	4353348	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1610	4353382	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 1000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1615	4353420	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 1500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1630	4353464	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 3000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-1650	4353506	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 16, 5000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3601	4353276	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 100 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3603	4353311	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 300 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3605	4353353	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3610	4353394	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 1000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3615	4353435	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 1500 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3630	4353473	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 3000 PSIG	2580.00
Fluke 721EX-3650	4353514	Calibratore ATEX di pressione a doppio sensore, 36, 5000 PSIG	2580.00
Fluke 724	1553041	Calibratore di temperatura	2308.00
Fluke 725	664133	Calibratore di processo multifunzione	3224.00
Fluke 725Ex	2098179	Calibratore di processo multifunzione a sicurezza intrinseca	3942.00
Fluke 726	2452080	Calibratore di processo multifunzione	3692.00
Fluke 729 30G FC	4856907	Calibratore di pressione automaticor , con FC (2 Bar)	8359.00
Fluke 729 150G FC	4856894	Calibratore di pressione automatico, con FC (10 Bar)	8359.00
Fluke 729 300G FC	4856882	Calibratore di pressione automatico, con FC (20 Bar)	8359.00
Fluke 729 30G	4856990	Calibratore di pressione automatico (2 Bar)	8155.00
Fluke 729 150G	4856983	Calibratore di pressione automatico (10 Bar)	8155.00
Fluke 729 300G	4856976	Calibratore di pressione automatico (20 Bar)	8155.00
Fluke 753 EU	4411027	Calibratore di processo con funzione di documentazione	5325.00
Fluke 754 EU	4400387	Calibratore di processo con funzione di documentazione	6710.00
Fluke 771	2646347	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	551.00
Fluke 772	3362352	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	749.00
Fluke 773	3362365	Multimetro a pinza per il controllo dei processi mA	1049.00
Fluke 787B	4777186	ProcessMeter	1009.00
Fluke 789/E	3977194	Multimetro di processo con generatore di mA	1133.00
Fluke 789/IR3000FC	4604605	Process Meter e connettore Fluke Connect	1098.00

Moduli di pressione

Fluke-700G01	4353523	Manometro di precisione, -10" a 10" WC (27 mbar)	735.00
Fluke-700G02	4353538	Manometro di precisione, -30" a 30" WC (69 mbar)	735.00
700G04	4096972	Manometro di precisione, +/- 1 bar	749.00
700G05	4097514	Manometro di precisione, 2 bar	749.00
700G06	4097538	Manometro di precisione, 6.9 bar	749.00
700G07	4097561	Manometro di precisione, 34 bar	749.00
700G08	4097592	Manometro di precisione, 69 bar	749.00
700G27	4097545	Manometro di precisione, 20 bar	749.00
700G29	4097605	Manometro di precisione, 200 bar	758.00
700G30	4097610	Manometro di precisione, 345 bar	758.00
700G31	4097622	Manometro di precisione, 690 bar	758.00
Fluke-700GA4	4353545	Manometro di precisione, 1 bar assoluto	735.00
Fluke-700GA5	4353550	Manometro di precisione, 2 bar assoluto	735.00
Fluke-700GA6	4353561	Manometro di precisione, 6.9 bar assoluto	735.00
Fluke-700GA27	4353577	Manometro di precisione, 20 bar assoluto	735.00
700HTPK	4124358	Kit per prove idrauliche, 0 a 690 bar	1143.00
Fluke 700HTPK2	4623314	Kit pompa da test idraulico	1497.00
Fluke 700MTH	4623345	Tubo flessibile metrico per test di pressione	551.00
Fluke 700M20TH	4623338	Tubo flessibile M20 per test di pressione	551.00
700PCK	100062	Kit di calibrazione per modulo di pressione	1374.00
Fluke 700PTPK	4124364	Kit per prove pneumatiche, 0 a 41 bar	599.00
Fluke 700PTPK2	4623306	Kit pompa da test pneumatico	1383.00
700G/TRACK	4123225	Cavo di registrazione e software per la serie 700G	419.00
Fluke-700RG05	4353589	Manometro di precisione, con riferimento, +2 bar	775.00
Fluke-700RG06	4353592	Manometro di precisione, con riferimento, 6.9 bar	775.00
Fluke-700RG07	4353605	Manometro di precisione, con riferimento, 34 bar	775.00
Fluke-700RG08	4353610	Manometro di precisione, con riferimento, 69 bar	775.00
Fluke-700G10	4353654	Manometro di precisione, 140 bar	735.00
Fluke-700RG29	4353622	Manometro di precisione, con riferimento, 200 bar	840.00
Fluke-700RG30	4353631	Manometro di precisione, con riferimento, 345 bar	840.00
Fluke-700RG31	4353646	Manometro di precisione, con riferimento, 690 bar	840.00
Fluke 700TTH5K	4623323	Tubo flessibile per test di pressione	551.00
Fluke 700TTH10K	4636393	Tubo flessibile per test di pressione, 10K	655.00
750PO0	4352270	Modulo di pressione relativa (0 - 2.5 mbar)	1608.00
750PO1	4352281	Modulo di pressione relativa (0 - 25 mbar)	1242.00
750PO2	4352750	Modulo di pressione relativa (0 - 70 mbar)	1242.00
750P22	4352296	Modulo di pressione relativa (0 - 70 mbar)	1242.00
750PO3	4352738	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1242.00
750P23	4352308	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1242.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
750P04	4352313	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1242.00
750P24	4352324	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1242.00
750P05	4352336	Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	1242.00
750P06	4352349	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1242.00
750P27	4352351	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1242.00
750P07	4352360	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1242.00
750P08	4352372	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1242.00
750P09	4352385	Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	1242.00
750P2000	4352397	Modulo di pressione relativa (0 - 140 bar)	1242.00
750P29	4352403	Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	1971.00
750P30	4352415	Modulo di pressione relativa (0 - 340 bar)	1971.00
750P31	4352426	Modulo di pressione relativa (0 - 700 bar)	1971.00
750PA3	4352432	Modulo di pressione relativa (0 - 350 mbar)	1429.00
750PA4	4352444	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1429.00
750PA5	4352459	Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	1429.00
750PA6	4352467	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1429.00
750PA27	4352471	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1429.00
750PA7	4352480	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1429.00
750PA8	4352498	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1401.00
750PA9	4352500	Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	1401.00
750PV3	4352517	Modulo di pressione relativa (-350 mbar)	1401.00
750PV4	4352521	Modulo di pressione relativa (-1 bar)	1401.00
750PD2	4352539	Modulo di pressione relativa (-70 - 70 mbar)	1401.00
750PD3	4352542	Modulo di pressione relativa (-350 - 350 mbar)	1401.00
750PD10	4352556	Modulo di pressione relativa (-700 - 700 mbar)	1401.00
750PD4	4352563	Modulo di pressione relativa (-1 - 1 bar)	1401.00
750PD5	4352574	Modulo di pressione relativa (-1 - 2 bar)	1401.00
750PD50	4352588	Modulo di pressione relativa (-1 - 3.5 bar)	1401.00
750PD6	4352595	Modulo di pressione relativa (-1 - 7 bar)	1401.00
750PD7	4352602	Modulo di pressione relativa (-1 - 14 bar)	1401.00
750PD27	4352616	Modulo di pressione relativa (-1 - 20 bar)	1401.00
750R04	4352625	Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	1401.00
750R06	4352633	Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	1401.00
750R27	4352640	Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	1401.00
750R07	4352657	Modulo di pressione relativa (0 - 35 bar)	1401.00
750R08	4352669	Modulo di pressione relativa (0 - 70 bar)	1401.00
750R29	4352678	Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	2104.00
750R30	4352684	Modulo di pressione relativa (0 - 340 bar)	2104.00
750R31	4352691	Modulo di pressione relativa (0 - 700 bar)	2104.00
750RD5	4352706	Modulo di pressione relativa (-1 - 2 bar)	1575.00
750RD6	4352714	Modulo di pressione relativa (-1 - 7 bar)	1575.00
750RD27	4352723	Modulo di pressione relativa (-0.8 - 20 bar)	1575.00
750P01Ex	4558658	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 25 mbar)	2400.00
750P24Ex	4558686	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	2400.00
750P05Ex	4558664	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 2 bar)	2400.00
750P06Ex	4558673	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 7 bar)	2400.00
750P27Ex	4558699	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 20 bar)	2400.00
750P09Ex	4558725	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 100 bar)	2400.00
750P29Ex	4558702	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 200 bar)	4100.00
750PA4Ex	4558716	Ex Modulo di pressione relativa (0 - 1 bar)	2600.00
Accessori per Calibratori di processo			
700HTH-1	2811795	Tubo flessibile di prova	918.00
700ILF	1566730	Filtro in linea	105.00
700LTP-1	2811763	Pompa da test per basse pressioni	980.00
700-IV	202561	Shunt di corrente	485.00
700PMP	617131	Pompa di pressione (10 bar)	685.00
700PRV-1	2811808	Valvola di scarico pressione per 700HTP	1104.00
700PTP-1	2811774	Pompa da test pneumatica	882.00
700SC	667425	Cavo di interfaccia seriale (Fluke 725/725Ex/726)	232.00
700TC1	620119	Kit connettori per termocoppie (10 tipi)	141.00
700TC2	620127	Kit connettori per termocoppie (5 tipi)	116.00
Fluke 720RTD	4366669	Sonda RTD per 721, 721Ex e 719PRO	260.00
787CAL 230	662996	Modulo di calibrazione (Fluke 787)	1134.00
BC7217	668217	Caricabatterie	314.00
BE9005 240	946652	Dispositivo di esclusione della batteria	167.00
BP7235	668225	Pacco batterie NiMH	249.00
C700	606928	Custodia rigida (Serie 700)	349.00
C789	946694	Borsa morbida	191.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	251.00
FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	153.00
Fluke 700HTP-2	4096855	Hydraulic Test Pump	1126.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	49.00
BP7240	4022220	Batteria di ricambio per 753/754	171.00
Fluke 750SW	4090343	DPC/TRACK2	3365.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
BC7240	4022655	Caricabatteria (753/754)	46.00
HART Drywell Cable	2111088	Kit cavo per il controllo dei pozzetti a secco	162.00
Fluke-71x	3345825	Kit cavi	102.00
Fluke 700TLK	3829398	Kit puntali di processo	138.00
Fluke 709H/TRACK	4281225	Software e cavo per Fluke 709H	445.00
Fluke 720URTD	4382695	Adattatore RDT universale per 721, 721Ex e 719PRO	162.00

Accessori generali

Puntali, sonde e pinzette			
80K-15	618113	Sonda ad aria per pulizia	287.00
AC175	4101772	Set di pinzette a coccodrillo	29.00
AC220	1610103	Set di pinzette a coccodrillo SureGrip	46.00
AC280	1610115	Set di mollette a gancio SureGrip	36.00
AC283	1610144	Set di mollette per pinze SureGrip	41.00
AC285	1610159	Set di pinzette a coccodrillo larghe SureGrip	23.00
AC285-FTP	4073928	Pinzette a coccodrillo e adattatori (FTP-1, FTPL-1)	27.00
AC288	4617784	Sonda SureGrip™ per morsettiere	36.00
AC87	1278079	Pinzette a coccodrillo per Bus a barra	48.00
AC89	873448	Pinzetta ad inserzione - rubatensione	53.00
BP980	1616807	Connettore doppia banana	54.00
FTP-1	3869437	Set di sonde per test con fusibile	94.00
FTPL-1	3869443	Set di sonde per test con fusibile con puntali	104.00
H900	1616818	Porta puntali	32.00
Leadwrap	4083525	Resistente gancio in Nylon e fascia per fissaggio, 3 pezzi	9.00
T5-Kit	3971169	T5-Kit	52.00
T5-RLS	4089137	Set di puntali di ricambio (T5)	23.00
TL175	3521976	Puntali Twist Guard	29.00
TL175E	3565554	Puntali Twist Guard con adattatore 4mm	31.00
TL220-1	3971178	Set di puntali industriali SureGrip	79.00
TL221	2003602	Set di prolunga SureGrip	35.00
TL222	2003616	Set di puntali in silicone SureGrip	35.00
TL223-1	3971184	Set di puntali elettronici SureGrip	72.00
TL224	1610198	Set di puntali in silicone SureGrip	31.00
TL225-1	3971191	Suregrip kit x eliminazione tensioni parassite (x multimetri)	105.00
TL238	2132831	Kit di puntali SureGrip per alta tensione	79.00
TL27	668571	Set di puntali per servizi pesanti	36.00
TL40	1590606	Set di puntali a punta retrattile	52.00
TL71-1	3971207	Set di puntali elettronici	29.00
TL75-1	3971218	Puntali con punta al nickel	24.00
TL76	2032684	Set di puntali completo	41.00
TL80A-1	3971229	Set di puntali	75.00
TL81A	1277073	Set di puntali elettronici Deluxe	157.00
TL910	1616632	Set di puntali elettroniche (con punte di ricambio)	72.00
TL930	1616671	Cavo di prolunga (60 cm)	18.00
TL932	1616680	Cavo di prolunga (90 cm)	20.00
TL935	1616698	Kit di cavi di prolunga (60, 90, 120 cm)	60.00
TL940	1616705	Puntali a mini-gancetto	20.00
TL950	1616710	Puntali a mini-pinzetta	36.00
TL960	1616722	Puntali a micro-gancetto	20.00
TL970	1616793	Set di puntali a pinzetta e gancetto	75.00
TLK1550-RTL	4112351	Puntali integrali e pinze 10 kV	228.00
TLK220	2097022	Kit accessori SureGrip	146.00
TLK-225	3971234	Set di puntali Master SureGrip	157.00
TLK281-1	3971241	Set di puntali per automotive	139.00
TLK-282-1	3971252	Set di puntali Delux per automotive	177.00
TLK287	3045631	Kit di puntali elettronici	167.00
TLK289	3092521	Kit di puntali industriali Master	167.00
TLK290	2435092	Set di addatori	62.00
TLK291	2435108	Set di sonde per test con fusibile	62.00
TP1-1	3971265	Sonde di test	18.00
TP175	3521983	Sonde di test TwistGuard , 2mm	20.00
TP175E	3565568	Sonde di test TwistGuard, puntali da 2mm con adattatore 4mm	22.00
TP2-1	3971283	Sonde di test	20.00
TP220-1	3971276	Sonde di test SureGrip	20.00
TP38	1541636	Sonda a profilo sottile (isolata)	18.00
TP74	1541649	Sonde con punta a molla	20.00
TP80	873455	Sonde elettroniche	39.00
TP912	1616644	Punte di ricambio per TL910	36.00
TP920	1616659	Set di adattatori	52.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
Pinze amperometriche			
80i-110s	114519	Pinza amperometrica AC/DC (100 A)	779.00
i1000s	1568487	Pinza amperometrica AC (1000 A)	629.00
i1010	617735	Pinza amperometrica AC/DC (1000 A)	451.00
i1010 Kit	2096998	Pinza amperometrica AC/DC (1000A) con custodia	461.00
i200	664755	Pinza amperometrica AC (200 A)	157.00
i2000 flex	2584912	Pinza amperometrica AC flessibile (2000 A)	314.00
i200s	664760	Pinza amperometrica AC (200 A)	262.00
i30	2584920	Pinza amperometrica AC/DC (30A)	419.00
i3000 flex-4PK	2696367	Pinza amperometrica AC (3000 A), 4 pezzi	1260.00
i3000s	657202	Pinza amperometrica AC (3000 A)	756.00
i3000s flex-24	2584888	Pinza amperometrica AC flessibile (3000A), 610 mm	482.00
i3000s flex-36	2584901	Pinza amperometrica AC flessibile (3000A), 915 mm	577.00
i30s	2584935	Pinza amperometrica AC/DC (30A)	577.00
i310s	2840309	Pinza amperometrica AC/DC (300 A)	346.00
i400	2277225	Pinza amperometrica (400 A)	157.00
i400s	2277202	Pinza amperometrica (400 A)	282.00
I40S-PR (1750)	3949777	Pinza amperometrica 40A (per 1750)	379.00
i410	617727	Pinza amperometrica AC/DC (400 A)	262.00
i410 Kit	2097005	Pinza amperometrica AC/DC (400A) con custodia	304.00
i6000s flex-24	2840311	Pinza amperometrica AC (6000 A)	629.00
i6000s flex-36	2840327	Pinza amperometrica AC (6000 A)	734.00
i800	2840283	Pinza amperometrica AC (800 A)	226.00

Accessori per le misure di temperatura			
80AK-A	2747812	Adattatore per termocoppia	33.00
80BK-A	2747801	Sonda di temperatura integrata per multimetri digitali (tipo K)	37.00
80CJ-M	833046	Mini-connettori maschio (tipo J)	25.00
80CK-M	779942	Mini-connettori maschio (tipo K)	25.00
80PJ-1	1288191	Sonda a goccia (tipo J)	27.00
80PJ-9	1288218	Sonda di uso generico (tipo J)	68.00
80PJ-EXT	1288234	Kit filo di prolunga (tipo J)	61.00
80PK-1	750422	Sonda a goccia (tipo K)	35.00
80PK-10	3439199	Sonda di temperatura per tubature (tipo K)	207.00
80PK-11	2724500	Sonda di temperatura con chiusura in Velcro	40.00
80PK-18 Kit	3448859	Kit di sonda di temperatura per tubature	335.00
80PK-22	2098684	Sonda immersione Suregrip x liquidi o gel tipo K - uso generico	103.00
80PK-24	2098691	Sonda suregrip x temperatura aria e gas non corrosivi -tipo K	134.00
80PK-25	2098706	Sonda ad inserzione Suregrip x applic.alimentari, tipo k	121.00
80PK-26	2098714	Sonda ad esposizione per superfici generiche e aria tipo K	134.00
80PK-27	2098723	Sonda superfici industriali, x superfici piane o flesse tipo K	367.00
80PK-3A	874610	Sonda di superficie (tipo K)	230.00
80PK-8	200360	Sonda di temperatura per tubature (tipo K)	188.00
80PK-9	1288229	Sonda di uso generico (tipo K)	68.00
80PK-EXT	1288241	Kit di prolunga per termocoppie tipo K	61.00
80PR-60	2148313	Sonda RTD (Fluke 66 e 68)	74.00
80PT-25	2104397	Sonda ad inserzione Suregrip x applicaz.alimentari - tipo T	107.00
80PT-EXT	1288252	Kit filo di prolunga (tipo T)	61.00
80T-150UA	3190456	Sonda di temperatura universale (per multimetri)	289.00
80TK	736736	Modulo termocoppia (tipo K)	146.00

Borse e gusci			
C10	897744	Guscio per multimetri	28.00
C100	827055	Custodia rigida per multimetri ed accessori	73.00
C101	2437514	Custodia rigida	68.00
C115	2826063	Borsa morbida	65.00
C116	2826074	Borsa morbida	77.00
C120	646189	Custodia rigida (43B/Serie 120)	112.00
C125	646858	Custodia morbida	52.00
C12A	930529	Borsa per multimetri	34.00
C150	4111540	Zippered Soft Carrying Case	31.00
C1600	2091049	Valigetta rigida per multimetri ed accessori	41.00
C1620	4359042	Custodia	203.00
C190	677401	Custodia rigida (Serie 190)	263.00
C195	677408	Custodia morbida	244.00
C20	708396	Custodia rigida per multimetri	69.00
C23	1663209	Borsa morbida	28.00
C25	681114	Borsa morbida	58.00
C280	3182785	Borsa morbida	68.00
C33	1664120	Borsa morbida	31.00
C345	3311173	Borsa di trasporto morbida	82.00
C35	2826056	Borsa morbida	47.00
C43	1663230	Borsa	87.00
C50	762823	Borsa morbida	41.00
C510	1547885	Borsa in cuoio per multimetri	81.00

Modello	Art. nr	Descrizione	EUR
C520A	1629104	Borsa in cuoio per tester	62.00
C550	1547919	Borsa per attrezzi	136.00
C75	865535	Borsa morbida	19.00
C781	619988	Borsa morbida	100.00
C789	946694	Borsa morbida	191.00
C800	896220	Custodia rigida per multimetri ed accessori	74.00
C90	466029	Borsa morbida	41.00
CXT170	3352567	Custodia Extreme	176.00
CXT280	3352571	Custodia Extreme	176.00
CXT80	3352559	Custodia Extreme	176.00
CXT1000	4628917	Valigia ultra resistente	176.00
FLUKEPACK30	4983088	Zaino degli attrezzi professionale	169.00
H3	1608458	Custodia con tasca per multimetri a pinza (Serie 330)	45.00
H5	649365	Custodia per tester elettrico (Fluke T5)	34.00
H6	2152040	Custodia in nylon (Fluke 63, 66, 68 e 561)	32.00
H-T6	4910585	Custodia per T6 con gancio per cintura	34.00
H15	4111533	Custodia (serie T100)	30.00
H80M	2138458	Guscio + Gancio magnetico	43.00

Accessori per automotive

BP880	2150594	Adattatore BNC per connettore a banana femmina a contatto doppio	15.00
BP881	2151015	Adattatore BNC per connettore a banana maschio a contatto doppio	19.00
PV350	919811	Modulo di pressione/depressione	294.00
RPM80	880849	Pick-up induttivo	100.00
SCC128	2100199	Kit accessori per uso automotive (Serie 120)	742.00
SCC198	2100208	Kit accessori per uso automotive (Serie 190)	933.00
STL90	201233	Serie di cavi di test schermati (Serie 120/190)	258.00
TAS90	614187	Set di accessori per uso automotive (Serie 120/190)	72.00
TL28A	1273185	Set di puntali per automotive	60.00
TL82	2150636	Kit di adattatori femmina e pin per automotive	119.00
TP40	1567573	5 Pin per sonde per automotive 4 mm	42.00
TP81	2149098	Set di pinzette di test a perforazione dell'isolante (4 mm)	58.00
TP82	2149080	Set di pinzette di test a perforazione dell'isolante (4 mm)	55.00
TP88	2149102	Set di pin posteriore rigido per sonde	14.00

Altri accessori

80K-40	382846	Sonda Alta tensione 40KV	294.00
80K-6	532424	Sonda Alta Tensione 6KV	164.00
EBC290	3894906	Caricabatterie esterno	108.00
FOM	200428	Misuratore per fibre ottiche	581.00
FOS-850	200433	Sorgente luminosa per fibre ottiche	350.00
FOS-850/1300	200441	Sorgente luminosa per fibre ottiche	858.00
L200	2096346	Torcia per sonde	25.00
L205	2098588	Minitorcia per casco	32.00
L206	2098595	Torcia per casco LED Deluxe	41.00
L210	2096379	Torcia per sonde + prolunga per sonde	40.00
L215	2096368	Kit Suregrip con torcia e prolunga per sonde	92.00
LVD1	4571403	Rivelatore di tensione a torcia	36.00
LVD2	2740300	Rivelatore di tensione a torcia in formato penna	40.00
MC50	2092300	Salviette MeterCleaner (confezione da 50)	92.00
MC6	2092212	Salviette MeterCleaner (confezione da 6)	13.00
PV350	919811	Modulo di pressione/depressione	294.00
SV225	3100477	Eliminatore di tensioni parassite	70.00
TPAK	1281997	ToolPak, kit di attacco per il multimetro	41.00

Fuses

740670	740670	Fuse, A:630mA (F), V:250V, IR:1500A, 5x20 mm	3.70
--------	--------	--	------

Software

FVF-Basic	2396957	FlukeView Basic + cavo IR USB (189, 287, 289, 789, 1550B)	153.00
FVF-SC2	1576734	Software FlukeView Forms + cavo IR USB (Serie 180, 1653, 789, 1550B)	251.00
FVF-SC4	2687335	Software FlukeView Forms + cavo (8845A/8846A)	289.00
FVF-SC5	2791314	FlukeView Forms Basic (8845A/8846A)	166.00
FVF-UG	1576741	Aggiornamento FlukeView Forms	135.00
IR189USB	2428108	Cavo IR - USB (Serie 280/180, 1653, 789, 1550B)	49.00
SCC120E	646684	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 120)	477.00
SCC120F	646692	Software FlukeView Forms + Cavo + Custodia (Fluke 123)	477.00
SCC190	671826	Software FlukeView + Cavo USB + Custodia (Serie 190)	668.00
SW90W	3894923	FlukeView Software	369.00

Fluke Italia S.r.l.

Viale Lombardia 218

20861 Brugherio (MB)

Tel.: +39 02 3600 2000

Fax: +39 02 3600 2001

E-mail: info@it.cs.fluke.com

Web: www.fluke.it

10001 - Fluke Test Tools Price List End

Customer - Italian

Rev. 33